

HP EliteBook 8530w Mobile Workstation

最先端の高速グラフィックス機能と
ハイパフォーマンスを堅牢なノートPCに凝縮した
スタイリッシュなモバイルワークステーション。
設計やデザイン、開発、3D CG、フィナンシャルなど
高い処理能力が不可欠なビジネス分野で
優れた性能を発揮します。



新世代のモバイルワークステーション登場

ビジネス向けノートPCの中でハイエンドに位置づけられる新ブランド「EliteBook」のモバイルワークステーションで、卓越した堅牢性とスタイリッシュな外観が大きな特長。航空機の素材をヒントに新しく開発された筐体「HP DuraCase」を採用、耐久性を飛躍的に高めています。また、「アップグレードベイ」と呼ばれる着脱可能なドライブベイを採用、オプションのセカンドハードドライブを内蔵してRAIDを構成することも可能です。グラフィックス機能は、高速性能で定評のある最新鋭のNVIDIA® Quadro® FX 770M (512MBビデオメモリ)、あるいは卓越したコストパフォーマンスを実現するATI Mobility FireGL™ V5700 (256MBビデオメモリ) 搭載モデルを選択できます。ディスプレイにはWUXGA (1,920×1,200) またはWSXGA+ (1,680×1,050) の15.4型高精細ワイドディスプレイを採用。また、800MHzのDDR2高速メモリ(最大8GB)、7,200rpmの160/250/320GB大容量ハードドライブを実装し、最高水準の処理性能を実現しています。



インテル® vPro™ テクノロジー対応により、高い管理性を実現

インテル®の最新テクノロジー インテル® vPro™ テクノロジーに対応。省電力、高パフォーマンスを実現すると共に、高い管理性も実現しました。従来の有線LAN接続に加えて、ワイヤレス接続での遠隔操作やシステム診断、往診、修復などが可能になります。さらに、電源をオフにした状態でもリモート管理ができ、ファイアウォールを超えた遠隔設定も実現。システム部門の日々の管理負荷を軽減し、トラブル時もオフィスからリモートでサポートを実施できます。



1. webカメラ
2. 15.4型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ
3. 周辺光センサー
4. 電源ボタン
5. 19×19mmピッチフルサイズキーボード
6. ポイントスティック
7. タッチパッド
8. USB 2.0ポート×2
9. ネットワークポート (RJ-45)
10. 通気口
11. HDMI 1.3ポート
12. eSATAポート
13. IEEE1394aポート
14. メディアカードスロット
15. スマートカードスロット
16. Expressカード/54スロット
17. 電源コネクタ
18. 外部ディスプレイポート (ミニD-sub15ピン)
19. スピーカー
20. 名刺差し込みスロット
21. ディスプレイリリースボタン
22. タッチ式コントロールボタン (プレゼンテーション、ミュート、ボリュームコントロールゾーン)
23. HP指紋認証センサー
24. セキュリティロックケーブル用スロット
25. モデムポート (RJ-11)
26. アップグレードベイ
27. USB 2.0ポート×2
28. オーディオ入力 (マイク)
29. オーディオ出力 (ヘッドフォン)
30. HP Night Light ボタン
31. HP Night Light

