

HP EliteBook 8540w Mobile Workstation



高いパフォーマンスを実現するプロセッサーや
高速グラフィックスを搭載した
15.6型液晶ディスプレイのモバイルワークステーションです。
テンキーや、ビデオ会議ソリューション「HP SkyRoom」の搭載により
利便性をさらに高めています。
設計やデザイン、開発、3D CG、フィナンシャルなど
高い処理能力が不可欠なビジネス分野で優れた性能を発揮します。
さらに、リアルな色彩を再現する
「HP DreamColor」ディスプレイ搭載モデルも用意しています。



最新のテクノロジーで高い性能を発揮

HPのビジネス向けノートPCの中でハイエンドに位置づけられる「EliteBook」のモバイルワークステーションで、堅牢性とスタイリッシュなガンメタル色の外観が大きな特長。耐久性を高めた筐体「HP DuraCase」の採用のほか、「アップグレードベイ」と呼ばれる着脱可能なドライブベイを採用、オプションのセカンドハードドライブを内蔵してRAIDを構成することも可能です。プロセッサーには最新のインテル® Core™ i7 プロセッサーまたはインテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載。最上位モデルでは1,333MHzのDDR3メモリが4スロット、最大16GBの搭載が可能です。

用途に応じて選べるグラフィックス

15.6型の解像度の異なるディスプレイと異なるグラフィックスを搭載したモデルを選択いただけます。ATI Mobility FirePro™ M5800 (1GBビデオメモリ)とHD (1,366×768ドット) ディスプレイ搭載モデル、高性能で定評のある最新鋭のNVIDIA® Quadro® FX 880M (1GBビデオメモリ)とHD+ (1,600×900ドット)またはFHD (1,920×1,080ドット) ディスプレイ搭載モデル、そして最上位モデルとしてNVIDIA® Quadro® FX 1800M (1GBビデオメモリ)とFHD (1,920×1,080ドット) DreamColorディスプレイ搭載モデルをラインアップしています。

各種セキュリティ機能で、重要データの安全を確保

ハードディスクドライブ全体をセクタレベルで常に暗号化する「HP Drive Encryption for HP ProtectTools」やファイル単位でハードディスクドライブから完全データ消去が可能な「ファイルサニタイザー for HP ProtectTools」など、PCに保管された大切なデータを守るためのセキュリティツール群「HP ProtectTools」のほか、HP ProtectToolsセキュリティチップや「指紋認証センサー」を標準装備。

インテル® vPro™ テクノロジー対応により、省電力性と高い管理性を実現

インテル® vPro™ テクノロジーに対応。省電力、高パフォーマンスを実現すると共に、高い管理性も実現しました。有線LAN接続や無線LAN接続での遠隔操作やシステム診断、往診、修復などが可能です。さらに、電源をオフにした状態でもリモート管理ができ、ファイアウォールを超えた遠隔設定も実現。システム部門の日々の管理負担を軽減します。



国際エネルギースタートアッププログラムに適合
本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの
対象製品に関する基準を満たしていること
判断します。(2009年7月1日発効基準)

uVALUE with Harmonious Computing



- webカメラ
- 15.6型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ
- 電源ボタン
- 19×19mmピッチフルサイズキーボード
- ポイントスティック
- ポイントスティック用3ボタン
- タッチパッド
- タッチパッド用3ボタン
- USB 2.0ポート×2
- 通気口
- DisplayPort
- eSATAポート
- USB 2.0ポート
- IEEE1394aポート
- オーディオ入力(マイク)
- オーディオ出力(ヘッドフォン)
- Expressカード/54スロット
- 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)

- 電源コネクタ
- 名刺差し込みスロット
- メディアカードスロット
- ディスプレイリリースボタン
- スピーカー
- HP Night Light
- 周辺光センサー
- タッチ式コントロールボタン
(HP FastLook, HP QuickWeb, 無線オン/オフ, 音量
ミュート, 音量大小, タッチパッド・オン/オフ, 電卓)
- テンキー
- HP指紋認証センサー
- セキュリティ ロック ケーブル用スロット
- モデムポート(RJ-11)
- ネットワークポート(RJ-45)
- USB3.0ポート×2
- アップグレードベイ
- スマートカードスロット



