

HP EliteBook 8730w Mobile Workstation

最先端の高速グラフィックス機能と
ハイパフォーマンスを堅牢なノートPCに凝縮した
スタイリッシュなモバイルワークステーション。
17型の高精細ワイドディスプレイ、
テンキーを搭載しており、
設計やデザイン、開発などの業務処理に
対応できます。
また、リアルな色彩を再現する
「DreamColor」ディスプレイを
採用したモデルも用意しています。



モバイルワークステーションの最高峰

卓越した堅牢性とスタイリッシュな外観が大きな特長で、航空機の素材をヒントに新しく開発された筐体「HP DuraCase」を採用、耐久性を飛躍的に高めています。また、「アップグレードベイ」と呼ばれる着脱可能なドライブベイを採用、セカンドハードドライブを内蔵してRAIDを構成することも可能です。グラフィックス機能は高性能で定評のある最新鋭のNVIDIA® Quadro® FX 2700M (512MBビデオメモリ)、またはFX3700M (1GBビデオメモリ)を採用しています。またインテル® Core™2 Quad プロセッサに Windows Vista® Business 64bit版、800MHzのDDR2高速メモリ(最大8GB)を実装したモデルもあり、モバイルワークステーションとしては最高水準の処理性能を実現しています。



インテル® vPro™ テクノロジー対応により、高い管理性を実現

インテル®の最新テクノロジー インテル® vPro™ テクノロジーに対応。省電力、高パフォーマンスを実現すると共に、高い管理性も実現しました。従来の有線LAN接続に加えて、ワイヤレス接続での遠隔操作やシステム診断、往診、修復などが可能になります。さらに、電源をオフにした状態でもリモート管理ができ、ファイアウォールを超えた遠隔設定も実現。システム部門の日々の管理負担を軽減し、トラブル時もオフィスからリモートでサポートを実施できます。



HP DreamColor



- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1. webカメラ | 15. スマートカードスロット | 27. モデムポート (RJ-11) |
| 2. 17型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ | 16. Expressカード/54スロット | 28. ネットワークポート (RJ-45) |
| 3. 周辺光センサー | 17. 通気口 | 29. アップグレードベイ |
| 4. 電源ボタン | 18. オーディオ出力 (ヘッドフォン) | 30. USB 2.0ポート×3 |
| 5. 19×19mmピッチフルサイズキーボード | 19. オーディオ入力 (マイク) | 31. eSATAポート |
| 6. ポイントスティック | 20. メディアカードスロット | |
| 7. タッチパッド | 21. 名刺差し込みスロット | |
| 8. セキュリティロック ケーブル用スロット | 22. ディスプレイリリースボタン | |
| 9. 通気口 | 23. スピーカー | |
| 10. 電源コネクタ | 24. タッチ式コントロールボタン (プレゼンテーション、ミュート、ボリュームコントロールゾーン) | |
| 11. HDMI 1.3ポート | 25. テンキー | |
| 12. 外部ディスプレイポート (ミニD-sub15ピン) | 26. HP指紋認証センサー | |
| 13. USB 2.0ポート | | |
| 14. IEEE1394aポート | | |

