

Windows® 10 Mobile搭載の
ビジネス向けモバイルデバイス

HP Elite x3



※製品画像は米国仕様です。

PCのパワーと生産性、タブレットの可搬性、スマートフォンの接続性を、手のひらサイズのデバイスに併せ持ったHP Elite x3。

別売のオプション品を使えば、PCとしての利用もシームレスに実現し、デバイスはこの1台のみで完結。

HP Elite x3は新しいコンピューティングスタイルを実現するモバイルデバイスです。

SIMフリー端末

HP Elite x3はキャリアに縛られないSIMフリー端末。既存のキャリアをそのまま使いたい、海外滞在時にSIMを入れ替えたい、高速な通信環境がほしい、月々の通信費を抑えたいなど様々なニーズに応じてお客さま自身で自由にお好みのキャリアを選ぶことが可能です。

Windows® 10 Mobile搭載

HP Elite x3は最新のWindows® 10 Mobileを搭載。音声アシスタントのCortana®や新しいブラウザMicrosoft Edge™ など新機能をお使いいただけます。さらにWindows® 10 MobileはPC版OSであるWindows® 10と共通の使用感を実現。使い慣れた環境に近い操作が可能となります。

どこでもMicrosoft® Officeを

HP Elite x3は狭い画面での指先でのタッチ操作に最適化されたOffice Mobileを標準搭載。外出時でもPCを起動させることなく手のひらで簡単にWord、Excel®、PowerPoint® ファイルの閲覧、簡単な編集が可能です。さらに別途ライセンスを購入することでタッチ操作に適したUIからの編集やContinuum™ を使ったプレゼンテーションが行えるようになります。

※グラフの追加・修正、ピボット機能などはできません。
UI: User Interface

防水・防塵さらに衝撃にも強い

毎日いつでも持ち運ぶものだから水没や画面の割れが心配なのがモバイルデバイス。でもその点HP Elite x3ならば安心です。Gorilla® Glass4でカバーされた液晶画面とIP67水準適合の防水・防塵性能で、水深1メートルで30分の防水性能を発揮。さらに米軍調達基準のMIL-STD 810Gをクリアする高い堅牢性を誇ります。

便利な生体認証機能を搭載

HP Elite x3はビジネスレベルのセキュリティテクノロジーが使用されているWindows® 10 Mobile搭載だけでなく、ハードウェアにも安全のセキュリティ機能を搭載。重要な情報を脅威からしっかりと保護します。

従来からの指紋認証に加え、瞳（虹彩）を認識する生体認証を搭載し、パスワードを入力する際に盗み見されるリスクを低減。あなただけのログインを守ります。

電話としての機能も妥協無し

VoLTE対応。LTEのデータ通信による音声通話も高品質です。

充実のオーディオ機能

高級オーディオBang & Olufsen製のオーディオスピーカーをフロントに搭載。また、全方向のノイズキャンセリング付きマイクは快適な通話やオンラインミーティングをサポートします。

PCとのContinuum™ 接続でPCに変身

空港のラウンジ、会議室、カフェなど、移動先でHP Elite x3ノートドックに接続すれば、ノートPC感覚で操作が可能。狭額縁の12.5型（対角）フルHD画面、フルサイズのバックライト+防滴キーボード、クリックパッドを備えたHP Elite x3ノートドックなら、モバイルワーカーが違和感なく外出先で快適な作業を行うことができます。



※製品画像は米国仕様です。
※HP Elite x3ノートドックは別売りです。

HP Elite x3

☐ は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名	HP Elite x3
OS	Windows® 10 Mobile (日本語)
プロセッサー	Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996) with Adreno 530 GPU
チップセット	SoC
メモリ ^{*1}	4GB LPDDR4
メモリスロット	空きスロットなし (増設不可)
ストレージ ^{*2}	64GB内蔵ストレージ (eMMC 5.1)
カメラ	16MP LEDフラッシュ背面カメラ (PDAF)、8MP前面カメラ、2.4MP赤外線カメラ (虹彩認証用)
無線LAN / Bluetooth	802.11 ac/a/b/g/n (デュアルバンド)、送信アンテナ2、受信アンテナ2、MIMO対応、Miracast対応)、Bluetooth® 4.0+LE、NFC、GPS
WWAN	2G/3G/4G LTE対応WWAN機能 (カテゴリ6)、VoLTE、キャリア・アグリゲーション対応) ^{*3}
グラフィックスタイプ	Qualcomm Adreno 530 GPU
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{*4}	5.96型、2560 x 1440 WQHD アクティブマトリクス型有機EL (AMOLED) ディスプレイ、最大494PPI、最大550nit (cd/m²)、Corning® Gorilla® Glass 4、低反射コーティング、Apical assertive display、マルチタッチ (10点)、視野角 左85°/右85°/上85°/下85°
外部ディスプレイ ^{*5}	なし (USB Type-C™経由で出力可能 ※別売の変換ケーブルが必要)
ボタニングディバイス	なし (オプションのハードックにクリックパッドを搭載)
ワンタッチキー	電源スイッチ、音量大小
拡張カードスロット ^{*6}	Micro-SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC) ^{*7} 、nano SIM (シングルSIM対応)
センサー	周辺光センサー、近接センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、デジタルコンパス、圧力センサー、ホール (磁気) センサー、GPS (Standalone、A-GPS)
インターフェイス (タブレット本体)	USB 3.0 Type-C™ ポート (OTGサポート、ホスト/クライアント両モード)、USB-C™ 経由でディスプレイ出力サポート)
オーディオ機能	B&Oステレオスピーカー (最大1.2W)、ノイズリダクション対応内蔵マイク3基 (全方向対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック (3.5mm 4極)
マネジメント機能	HP Touchpoint Manager、AirWatch、MobileIronなどに対応 (有償契約が別途必要)
セキュリティ機能	虹彩認証/指紋認証、fTPM 2.0、256 キーディスク暗号化、FIPS 140-2認証、BitLocker暗号化、VPN - SSL
その他機能	IP67水準防塵防水設計、MIL-STD 810Gテスト
指紋認証センサー	あり (本体背面に搭載)
サイズ (幅x奥行きx高さ)	161.8mm×83.5mm×7.8mm
質量 ^{*8}	約194g
ACアダプター	USB-C ACアダプター (同梱)
標準バッテリー ^{*9}	4150mAh バッテリー (リチウムポリマー、高耐寿命)、無線充電 (WPC (Qi) /PMA dual mode)
バッテリー駆動時間 ^{*10}	スタンバイ500時間、通話33時間、ビデオ再生 (720P、200nit) 13時間、Webブラウジング14時間
主なソフトウェア ^{*11}	HP Workspace (別途有償契約が必要)、HP Device Hub、12C calculator (将来のUpdateにより提供予定)
主な添付品 ^{*12}	USB Type-C AC アダプター、USB Type-C™ to USB Type A ケーブル、マーク付きヘッドフォン、保証書等
保証期間 ^{*13}	1年間ハードウェアエクステンション翌平日対応 ^{*14} / 2年間ハードウェアエクステンション翌平日対応 ^{*14} /3年間ハードウェアエクステンション翌平日対応 ^{*14}
	グローバルワランディ ^{*15}

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 1GB(キロバイト)=1,024 バイトの計算値です。1MB(メガバイト)=1,024*2バイトの計算値です。1GB(ギガバイト)=1,024*3バイトの計算値です。 ※2 1GB(キロバイト)=1,000 バイトの計算値です。1MB(メガバイト)=1,000*2バイトの計算値です。1GB(ギガバイト)=1,000*3バイトの計算値です。1TB(テラバイト)=1,000*4バイトの計算値です。 ※3 LTE 通信を利用するためには、通信キャリアまたはMVNO事業者との通信契約および対応したSIMカードが必要となります。本製品はSIMフリー機種となります。1. SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアまたはMVNO事業者との通信契約が必要となります。2. 通信エリアについての情報は通信キャリアまたはMVNO事業者が提供する最新の情報をご確認ください。3. SIMカード(Nano SIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご覧ください。各通信キャリアまたはMVNO事業者の提供する周波数等が本製品のサポートする周波数等(バンド)と一致しているかをご確認の上、ご契約ください。対応する周波数等: 2G: 850/900/1800/1900MHz、3G: 810/45/5/8、4G: 810/5/7/18/19/20/26/28/38/40/41/43/46/47/52/54/56/60/66/71/78/80/86/88/90/94/140/141/201 CA、834/820、834/87、820/87、874/820、814/83、834/85、834/80、834/81を、834/820、814/85、814/89、814/820、834/820、TD-LTE CA、これらのバンドをサポートする通信キャリアまたはMVNO事業者のSIMカードを購入してご利用いただくことができます。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 接続するUSB-Cディスプレイケーブルの仕様によっては外部ディスプレイが映らない場合があります。接続情報をご確認の上、ご購入ください。解像度やリフレッシュレートは接続するディスプレイやディスプレイ変換ケーブルの仕様に従います。ディスプレイによっては表示できない解像度、リフレッシュレートがある場合があります。 ※6 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※7 SDメモリーカードの動作保証機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能(一部)に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD/CFカードはご利用できません。SDメモリーカードの詳細につきましては、こちらのサイトをご覧ください。(<http://panasonic.jp/sd/>) ※8 構成により異なる場合があります。 ※9 バッテリーパックは指定の方法以外で充電してはなりません。バッテリーパックは筐体の中に入れてください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。バッテリーパックは消耗品です。 ※10 バッテリー駆動時間は動作環境(システム設定により変動)します。実際の駆動時間は、実際の使用環境により異なる場合があります。 ※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。 ※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※14 無償保証期間の保守対応は代用品送付のみ(維持/月取り保守無し)となります。 無償保証期間終了後の保守対応は(ハードウェア対応(代用品送付のみ)となります。 保守対応内容は最長3年となります。 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※15 グローバルワランディ (海外でのサポート)は、HPまたはHP認定サービス業者により提供されます。 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※16 無線充電(充電機) : 温度10℃～55℃、湿度10%～90%(ただし、結露しないこと)、高度-15.24～3.048m(非動作時)温度-20℃～60℃、湿度5%～95%(ただし、結露しないこと)、高度-15.24～12.192m [ピンとXPC非対応]

●ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。 ●JEITA測定法とは、社団法人電子情報技術産業協会が制定した「ノートPC共通のバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」です。詳細はJEITAホームページ <http://jl.jeita.or.jp/mobile/> をご覧ください。 ●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス)、通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1ヵ月に25日以内の通常の動作条件下では、有寿命部品の平均寿命は5年です。ただし、実際の寿命は環境や使用法、手入れ、使用、その他の条件によって異なります。 ●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。 ●プリンター/スキャナ/周辺ソフトウェアは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一致するものがあります。 ●Bluetooth/無線LAN/周辺ソフトウェアのバージョン/ヘルプ/詳細情報に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が加えられる場合があります。 ●本製品の内部無線LANは国産法の電波法に基づいています。IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁止されています(屋内のみ可)。また、海外で無線LANに使用になる場合、その国の認可が取得している必要があります。認証レベルは、コンピュータの底面、またはバッテリーパインに貼付されています。 ●SDドライブの耐衝撃・耐圧縮性能は、無償保証・無償修理を保証するものではありません。 ●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時には予めご確認ください。 ●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。 ●市販ソフトウェアによっては一部機能を設定できない場合があります。 ●弊社には「かなるプログラム」データまたは移転可能な保存媒体に対する標準または規定についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアにのみ適用されるものです。 ●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が消失・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社は一切負いかねますのでご了承ください。 ●保証は本大に保つてください。 ●使用期間を長くするため、バッテリー駆動を使用する場合はディスプレイの明るさを低く設定してください。

オプション製品

電源 (バッテリー)	HP 45W USB-C ACアダプター
アクセサリ	HP Elite x3 ノートブック HP Elite x3 耐衝撃ケース HP Elite x3 ASスクリーンプロテクタ

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

OS上でのファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年がお使いになるパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター-J」(<http://www.daj.jp/cs/>) などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスの利用を検討します。*「i-フィルター-J」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意

- 埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth® など) をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。

●製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。

●画面はハズミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。

●本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。

●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、この不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。

●HITACHIは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

●Microsoft®、Windows®、Excel®、PowerPoint®、Cortana®、Microsoft Edge™、Continuum™ は、米国Microsoft® Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Gorilla®はCorning Incorporated®の登録商標です。

●その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。



1. パワー LED

2. ステータス・バー

3. パックキー

4. スピーカー

5. イヤースピーカー

6. 3.5mmコンボヘッドホン/マイク/アンプジャック

7. 8メガピクセルカメラ

8. 虹彩認証カメラ

9. 検索

10. ホームキー
11. 16メガピクセルカメラ

12. パワーボタン

13. 音量アップ

14. 音量ダウン

15. マイク

16. Micro-SDカードスロット/nano SIM

17. フラッシュ

18. 指紋認証リーダー

19. コネクタ

20. USB 3.0 Type-C™

※実際の製品と異なる場合があります。画像は米国仕様です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:株式会社 日本HP

**安全に関するご注意**

ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせHCAセンターへ ☎0120-2580-12
受付時間:9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

© 株式会社 日立製作所 ICT事業統括本部 ITプロダクツ統括本部