

薄く、軽く、小さいボディに
180°開く12.5型フルHD液晶を搭載

HP EliteBook Folio G1 / CT Notebook PC



※製品画像は米国仕様です。

最厚部12.4mm、質量970g^{*}、ほぼA4サイズのコンパクトなボディに12.5型フルHDディスプレイ搭載のノートPC、HP EliteBook Folio G1 / CT Notebook PC。フルフラットに開く広視野角のIPSパネルは斜めからでも見やすく、ディスプレイを複数人でシェアできます。「Ctrl」+「Alt」+上下キーの組み合わせで瞬時に画面反転可能で、プロジェクトを使用できないような商談や打ち合わせで効果を発揮します。12万時間に及ぶHP Total Test Processを経たうえで、米軍調達基準 (MIL-STD) をクリア。移動中の落下や、長時間の振動にも耐える強さでビジネスの継続に貢献します。 ※選択可能な最小構成にて測定の実質量です。構成により異なります。

最新のCore™ M プロセッサ標準搭載により、ファンレスを実現

14nm製造プロセス・テクノロジーを基盤とする新しい第6世代インテル® Core™ M プロセッサを搭載。同クラスの第5世代のインテル® Core™ M プロセッサと比較し、10%近くの性能向上をはたし、第5世代インテル® Core™ i プロセッサに肉薄する性能を実現しています。脅威の最大TDP/消費電力4.5Wと先進のコンポーネント・レイアウトにより、冷却ファンを排除。また、HDDなど可動部品を廃すことによりモーターの駆動音がありません。

洗練されたインターフェイス

薄い筐体には、USB Type-Cポートを2基搭載。どちらのポートでも給電、データ転送が可能です。給電をしながらマウス接続や、外付けメモリを同時に使うことが可能です。フルサイズのUSBはオプションのトラベルドック、ドッキングステーションで対応可能。既存のUSBマウスや、外付け光学ドライブも、ドッキングステーション経由で接続することができます。

小型・軽量で持ち運びやすいACアダプタを採用

小型・軽量の45WのACアダプタを採用しました。コンセントプラグ部を折りたたむため、持ち運びに便利です。DCコネクタはL字型USB-Cを採用していますので表裏どちらの向きでも充電が可能です。バッテリー充電状況を示すLEDランプも搭載しています。

コミュニケーション機能とリンクする、プレミアムキーボード

キーボードには、超薄型ながら深いキーストローク約1.3mmとキーピッチ約18.0mmのLEDバックライト付きのキーボードを搭載。文字が光るので、暗い場所でも快適に入力できます。心地よい打鍵感を追求し、各キーの反発力がすべて均一になるようにチューニングしました。また、コミュニケーション・コラボレーション専用のキーを装備、ワンタッチで即座にコミュニケーションを開始できます。

日立の導入支援サービス (PC導入時にご契約いただく有償サービスです)

お客様の仕様に合わせて納品前にカスタマイズする「日立の導入支援サービス」。導入後のお客様の作業負担を軽減し、短期間でPCを利用することができるように、個別設定やソフトウェアのインストールなどを行って出荷します。

■ マスターイメージ構築支援サービス

マスター PCより複数のPCへイメージコピーを行う際の、マスター PCの構築支援作業を代行します。

■ マスターコピーサービス

お客様からお預かりしたマスターを、各システム装置 (PC本体) のストレージにコピーします。

■ ユーザー環境基本設定サービス

PC本体へ、お客様固有の個別設定作業 (ネットワーク設定、ラベル貼付、BIOS設定など) を行います。

■ トレース情報提供サービス

お客様が導入されるビジネスPCの製造番号とMACアドレスの情報を電子データにて提供します。



HP EliteBook Folio G1/CT Notebook PC シリーズ

☐ は注文仕様生産により選択可能な項目です

製品名		HP EliteBook Folio G1/CT Notebook PC		
オペレーティングシステム	Windows® 10 Pro (64bit) (日本語) ⁹¹			
プロセッサ ⁹²	インテル® Core™ M3-6Y30 プロセッサ(4MB L3キャッシュ、0.9-2.2GHz)	インテル® Core™ M5-6Y54 プロセッサ(4MB L3キャッシュ、1.1-2.7GHz)	インテル® Core™ M7-6Y75 プロセッサ(4MB L3キャッシュ、1.2-3.1GHz)	
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー無効			
チップセット	プロセッサ内蔵			
メモリ ⁹³	8GB (LPDDR3、オンボード)			
メモリスロット	オンボードタイプの空き、空きスロットなし(増設不可)			
ストレージ ⁹⁴	128GB M.2 SSD (シリアルATA3) / 256GB M.2 SSD (シリアルATA3、SED自己暗号化機能付き) / 512GB M.2 SSD (シリアルATA3)			
オプティカルドライブ	なし			
Webカメラ	720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)		720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello™ 対応)	
ネットワークコントローラー ⁹⁵	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 ⁹⁶ (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi標準、CCX標準)			
無線LANセキュリティ	認証:WPAおよびWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bitおよび128-bit WEP、AES-CCMP			
グラフィックスタイプ	インテル® HDグラフィックス515 (プロセッサ内蔵)			
ディスプレイタイプ	12.5型ワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ(非光沢、1,920×1,080ドット、最大1,677万色、IPS方式)、LEDバックライト		12.5型ワイド(16:9)UHD (4K) タッチ対応液晶ディスプレイ(光沢、3,840×2,160ドット、最大1,677万色、IPS方式)、LEDバックライト	
ポインティングデバイス	クリックパッド(ジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	なし			
キーボード	日本語/クワイエットキーボード、キーピッチ:18.7x18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準配列・OADG準拠配列			
インターフェイス	USB Type-C™ 3.1ポート(Thunderbolt™ 3対応、パワーオフ充電対応)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵クワイエットスピーカー、内蔵ステレオマイク(ノイズキャンセリング機能搭載)			
マネジメント機能	HP Touchpoint Manager			
セキュリティ機能	BIOS Protection (NIST 800-147準拠)、HP Drive Encryption (FIPS 140-2準拠)、HP Client Security、Secure Erase (NIST準拠) ⁹⁸ 、HPSure Start (BIOS自己修復機能)、Absolute Data Protect (Find My PC) 等			
セキュリティチップ	TPM1.2準拠、TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	なし			
サイズ(幅×奥行き×高さ)	約292×209×12.4mm			
質量 ⁹¹	約970g		約1,07kg	
ACアダプター	HP 45W スマートUSB Type-C™ 3.1 ACアダプター(動作電圧:90-265 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)			
消費電力(通常時 ⁹⁷ /最大時)	7W/45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ⁹²	N区 0.075		N区 0.061	
環境関連法規対応	RoHS指令 ⁹³ 、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ⁹⁴ 等			
標準バッテリー ⁹¹⁰	リチウムポリマーバッテリー(4セル、38Whr、高耐久性)			
バッテリー駆動時間 ⁹¹¹	Mobilemark 2014計測時:最大約11.5時間 JEITA測定法時(Ver.2.0):約9時間		Mobilemark 2014計測時:最大約7時間 JEITA測定法時(Ver.2.0):約5.2時間	
バッテリー充電時間 ⁹¹²	電源ON、スリープ時:90%まで2時間、100%まで2時間30分 電源OFF時:90%まで1時間50分、100%まで2時間30分			
ソフトウェア	プリインストール/プリロード ⁹¹³		HP Client Security Manager、HP Support Assistant等	
主な添付品 ⁹¹⁴	HP 45W スマートUSB Type-C™ 3.1 ACアダプター、保証書等			
保証期間 ⁹¹⁵	1年(1年間引き取り修理サービス ⁹¹⁶ 、1年間パーツ保証) / 3年(3年間引き取り修理サービス ⁹¹⁶ 、3年間パーツ保証) / 4年(4年間引き取り修理サービス ⁹¹⁶ 、4年間パーツ保証) / 5年(5年間引き取り修理サービス ⁹¹⁶ 、5年間パーツ保証)			
	グローバルファンタジー ⁹¹⁷			

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のリソースプロバイダーにて有償で受け付けることが可能です。

⁹¹ Windows 10はWindows 10 ソフトウェアのライセンスを併用して、一度に使用できるWindows®ソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失ふことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真などの)バックアップを取ってください。 ⁹² 1kB(キロバイト)=1,024 バイトの計算値です。1MB(メガバイト)=1,024*2バイトの計算値です。1GB(ギガバイト)=1,024*2*2バイトの計算値です。1TB(テラバイト)=1,024*2*2*2バイトの計算値です。 ⁹³ 1kB(キロバイト)=1,000 バイトの計算値です。1MB(メガバイト)=1,000*2バイトの計算値です。1GB(ギガバイト)=1,000*2*2バイトの計算値です。1TB(テラバイト)=1,000*2*2*2バイトの計算値です。 ⁹⁴ プライマリフュージョン(CTドライブ)は全領域がHFSフォーマットとなります。起動時にバックアップソフトウェア保存用パーティションとして数GB~数十GB割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ⁹⁵ ネットワークコントローラ機能、およびネットワークカード機能(RJ45)は本体に搭載されています。オプション(別売)のネットワークステーション等接続時に利用いただけます。 ⁹⁶ 対応ソフトウェア:Generic Access Profile(GAP)、Service Discovery Application Profile(SDAP)、Serial Port Profile (SPP)、Dial Up Networking Profile(DUN)、Generic Object Exchange Profile(GOEP)、Object Push Profile(OPP)、File Transfer Profile(FTP)、Synchronization Profile(SYNC)、Hard Copy Cable Replacement(HCRP)、Personal Area Networking Profile(PAN)、Human Interface Device Profile(HID)、Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)、Advanced Audio/Video Distribution Profile(A2DP)、FAX Profile(FAX)、Basic Imaging Profile(BIP)、Headset Profile(HSP)、Hands Free Profile(HFP)、Basic Printing Profile(BPP)、Video Distribution Profile(VDP)、Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) ⁹⁷ 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画面(ドット)や、暗部時に表示される黒帯、明るさの不均一などがあられる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ⁹⁸ ストレージのフォーマットやファイルの削除は、特定のソフトウェアなどでデータを直接取り除かれる危険性があります。Secure Eraseにより、スレーブ内すべてのデータを完全に削除し、リサイクル/廃棄前にSecure Eraseでのデータを削除します。 ⁹⁹ ACアダプターを使用時、周辺機器の接続して、OSを起動させた状態で測定します。 ¹⁰⁰ バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、その中に含まれているバッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。バッテリーパックは消耗品です。また本製品のバッテリーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様自身で取り外しや交換せず、日立コルメンタにお問い合わせください。 ¹⁰¹ バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。 ¹⁰² 日本仕様用、環境や構成により前後します。 ¹⁰³ 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。 ¹⁰⁴ 添付品は予告なく変更になる場合があります。 ¹⁰⁵ 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ¹⁰⁶ お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後送付サービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ¹⁰⁷ グローバルファンタジー(海外でのサポート)は、HPまたはHP認定パートナーがサービスを提供します。詳細は、お問い合わせセンターにお問い合わせください。 ¹⁰⁸ J-Mossグリーンマークに対応しています。 ¹⁰⁹ RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。 ¹¹⁰ J-Mossグリーンマークの製品の詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/ をご覧ください。 ¹¹¹ 環境条件(動作時):温度5-35℃(光ドラフト書き込み時)、相対湿度10~90% (ただし、結露しないこと)、(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。 ¹¹² 使用状況により本体温度、バッテリー温度、各種ネットワークアダプター、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間置き、睡り、高温に晒されたり、通風孔の風に当たると、低温やけの恐れがあります。 ¹¹³ J-Moss対応製品

⁹¹⁴ ●ACコード、無線LAN、日本国内の法律に基づき改造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。 ●JEITA測定法とは、社団法人電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通のバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)です。詳細はJEITAホームページ <http://jeita.or.jp/mobile/> をご覧ください。 ●本製品には有寿命部品が使用されています。有寿命部品には次のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。(電源供給装置、ディスプレイパネル、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、ファン、オプティカルドライブ、キーボード、マウス、通常の温度や湿度などの環境下、および1日に8時間以内、1か月に25日以内の通常の動作条件)下では、有寿命部品の平均寿命は10年です。ただし、実際の寿命は環境、使用方法、手入れ、保守、その他の条件により異なります。 ●製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 ●プリインストール/添付ソフトウェアは、市販のソフトウェア製品と、添付品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。 ●プリインストール/添付ソフトウェアの中にはソフトウェアのヘルプ機能で利用しているものがあります。 ●プリインストール/添付ソフトウェアの中には、予告なく変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。 ●本製品の内部搭載LANは国内法の電圧に基づいており、IEEE802.11規格による通信は、電圧により海外での使用が禁止されています(国内のみ可)。また、海外で無線LANを使用する場合は、その国の認可が取得する必要があります。認証ラベルは、コンピューターの底面、またはバッテリーパック内に貼付されています。 ●3Dディスプレイの耐衝撃・耐圧迫性能は、無破壊・無故障を確保するものではありません。 ●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合があります。ご購入時にはよくご確認ください。 ●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/UP用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本ソフトウェアで使えないものがあります。ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の発売元にお問い合わせください。 ●市販のソフトウェアによってはレジューム機能を設定できる場合があります。 ●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。保証についてはソフトウェアに適用されるものです。 ●動作や故障などにより、本ソフトウェアの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社は一切負いかねますのでご了承ください。 ●保証書は大切に保管してください。 ●使用時間を長くするためバッテリー駆動で使用する場合はディスプレイの明るさを落とします。

オプション製品

電源(バッテリー)	HP 45W USB-C ACアダプター	アクセサリ	HP Elite USB-C充電ステーション HP USB-Cトランベルック
-----------	----------------------	-------	---

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
OS上でファイル削除やストレージのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。ストレージデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをおすすめします。詳細は <http://hke-store.jp/> をご覧ください。

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について
フィルタリングは、有害なインターネット上のサイトを青少年に見えないようにするための技術です。青少年が使い慣れたパソコンには、フィルタリング機能を持つ「i-フィルター」(http://www.daj.jp/cs/)などのソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリングサービスの利用を検討されることをお勧めします。*「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。

無線機器の使用に関するご注意
●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth®など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。

- 製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。製品写真の大きさは同比率ではありません。
- 画面はハモミ合成ですので実際の画面と異なる場合があります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。
- HITACHIは、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel vPro、Intel Core、Intel Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Hello™は、米国Microsoft® Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。



- 1 内部マイク
- 2 Webカメラ
- 3 電源ボタン
- 4 無線LAN オン/オフボタン
- 5 タッチパッド
- 6 コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック
- 7 USB Type-Cポート×2

*実際の製品と異なる場合があります。画像は米国仕様です。

販売元:株式会社 日立製作所 製造元:株式会社 日本HP

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付の取扱説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト <http://www.hitachi.co.jp/businesspc/>
- インターネットでのお問い合わせ <http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/>
- 電話でのお問い合わせHCAセンターへ ☎0120-2580-12
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土・祝日・弊社休日を除く)

株式会社 日立製作所 ICT事業統括本部 ITプロダクツ統括本部

SP-851 2017.3
Printed in Japan(B)