

HP mt22 Mobile Thin Client									
モデル名	mt22 5205U/14H/4.0/5128/ThinPro	mt22 5205U/14F/4.0/5128/ThinPro	mt22 5205U/14H/8.0/5128/W10IoT R55	mt22 5205U/14F/8.0/5128/W10IoT R55	mt22 5205U/14F/8.0/5128/W10IoT R55/FPR	mt22 5205U/14H/8/5128/W21	mt22 5205U/14F/8/5128/W21	mt22 5205U/14F/8/5128/W21/FPR	
製品番号	2Y717PA#ABJ	3Q087PA#ABJ	2Y716PA#ABJ	3Q088PA#ABJ	3R682PA#ABJ	759M8PA#ABJ	759J6PA#ABJ	759J5PA#ABJ	
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)			Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021			
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ - 5205U with インテル® UHD Graphics 620 (1.9GHz、2 MB L3 キャッシュ、2 コア)								
チップセット	プロセッサ内蔵								
フラッシュメモリ	128GB M.2 SATA TLC SSD								
メモリ	4 GB DDR4-2666 SDRAM (4 GB × 1)				8 GB DDR4-2666 SDRAM (4 GB × 2)				
グラフィックス	Intel® UHD graphics 620								
ディスプレイタイプ	14.0インチワイド (16:9) HD液晶ディスプレイ (非光沢、1366 x 768ドット、IPS方式)、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920x1080ドット、IPS方式)、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) HD液晶ディスプレイ (非光沢、1366 x 768ドット、IPS方式)、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920x1080ドット、IPS方式)、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920x1080ドット、IPS方式)、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) HD液晶ディスプレイ (非光沢、1366 x 768ドット、IPS方式)、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920x1080ドット、IPS方式)、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920x1080ドット、IPS方式)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ	最大解像度 4096 x 2160(30Hz)								
インターフェイス*	USB2.0	1							
	USB3.0	-							
	USB3.1 Gen1	2							
	USB3.1 Gen1; Type-C™	1 (電源供給、DisplayPort™)							
	ビデオ	HDMI (1.4b) × 1							
	オーディオ	マイク × 2、ステレオスピーカー × 2 ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャック							
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)							
	内蔵無線LAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WLAN and Bluetooth® 5.1 Combo (non-vPro™)							
	無線LANセキュリティ	IEEE and WiFi compliant 64 / 128bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP、128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA、WPA2; 802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、and AES、WPA2 certification、IEEE 802.11i、WAPI							
ボイACINGデバイス	タッチパッド (マルチタッチジェスチャーサポート)								
カメラ	720p HD webcam								
スロット	SD Media Reader × 1 (SD、SDHC、SDXCサポート)								
キーボード	防滴仕様キーボード、キーピッチ: 18.7 × 18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー								
指紋認証センサー	-				バームレストに内蔵		バームレストに内蔵		
マネジメント機能	HP Device Manager、HP ThinUpdate、HP BIOS Config Utility (BCU)								
セキュリティ機能	TPM(2.0)セキュリティチップ搭載、HP BIOSphere Gen5、ネットワーク経由BIOS Update、Master Boot Record Security、Power on Authentication、Secure Erase、Absolute Persistence Module、Pre-boot Authentication、HP Sure Start Gen5、HP Write Filter、Windows Defender (Windows® 10 IoTモデルのみ)、セキュリティロックケーブル用スロット								
プロトコル	Microsoft RDP、HP RGS、VMware® Horizon RDP/PCoIP、Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX								
ソフトウェア*1,2	HP Hotkey Support、HP Easy Shell、HP Device Manager、HP Thin Update、HP BIOS Config Utility (BCU)、他	左に加え、HP Noise Cancellation Software							
サイズ (W × D × H)	324 x 238 x 18 mm (最薄部、突起部含まず)								
質量*3	1.6 kg								
使用環境	温度: 5 - 35 ° C (動作時) 湿度: 10 - 90 %								
環境関連法規	ENERGY STAR®、EPEAT® 2019 Silver、Low halogen、TCO NB 5.0 Certification								
標準バッテリー	HPロングライフリチウムイオンバッテリー (3セル、45 Whr)								
バッテリー駆動時間*4	Mobilemark2014計測時: 最大14時間45分								
バッテリー充電時間	後日掲載								
ACアダプター	タイプ	HP 65W スマートACアダプター							
	動作電圧 / 周波数	90-265 VAC / 47-63 Hz							
	質量	約220g							
	サイズ	95 × 51 × 28.5 mm							
消費電力	5.81W (通常使用時)								
付属品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等								
標準保証	標準保証1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)				標準保証3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証 / 電話サポート)		標準保証1年 (1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)		標準保証3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証 / 電話サポート)

*1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一括アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一 (HP ThinUpdate) など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

*2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

*3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

*4 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。