

Here, The Future  
**HITACHI**

日立パーソナルコンピュータ

# FLORA 270SX

スリムなボディでパワフルな性能を発揮。  
最新のWindows®2000環境に対応。  
次世代ビジネスのオーダーにこたえる  
オールインワンノート。

カスタム  
メイド対応


基本モデル仕様		FLORA 270SX			
モデル名					
形名	Windows®2000 / Windows NT®4.0 セレクタブルOSモデル	PC1NH9-QKG29H320*1	PC1NH9-QNE23H320	PC1NH9-QAD23H310	*2
	Windows®98モデル	PC1NH9-GKG29H320	PC1NH9-GNE23H320	PC1NH9-GAD23H310	PC1NH8-G7C23H310
	Windows®95モデル	PC1NH9-AKG29H320	PC1NH9-ANE23H320	PC1NH9-AAD23H310	PC1NH8-A7C23H310
C P U (周波数)	Intel® SpeedStep™ Mobile Pentium®III プロセッサ (650MHz)	Mobile Pentium® プロセッサ (500MHz)	Mobile Intel® Celeron™ プロセッサ (500MHz)	Mobile Intel® Celeron™ プロセッサ (400MHz)	
2次キャッシュ		256KB (プロセッサ内蔵)		128KB (プロセッサ内蔵)	
システムバスクロック		100MHz		66MHz	
チップセット		Intel® 440BX AGPset			
メインメモリー		標準64MB( PC100 SDRAM )最大256MB*3		標準64MB( PC66 SDRAM )最大256MB*3	
ディスプレイ		14.1型TFTカラー		13.3型TFTカラー	12.1型TFTカラー
表示解像度 (表示色)	内蔵LCD (表示色)	1,024 x 768*4 (1,677万色)*4		800 x 600*4 (1,677万色)*4	
ビデオサブシステム		ATI社 3D RAGE™ LT PRO( AGP 2X )ビデオRAM 4MB( SGRAM )			
	F D D			3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB)*5	
ファイル装置	H D D	12.0GB		6.0GB	
	C D - R O M	最大24倍速*6			
サウンド機能		Sound Blaster Pro互換(PCI接続)ステレオスピーカー、マイク内蔵			
拡張スロット	PCカード	PC Card Standard < JEIDA V4.2 > 準拠 Type x1 CardBus対応			
	メモリー	2 (1スロット使用済み)			
インタフェース		シリアル×1、パラレル×1、CRTディスプレイ×1、マウス/キーボード×1、USB×2*7、赤外線×1*8、IrDA 1.1準拠)マイク×1、ラインイン×1、ヘッドフォン×1			
ネットワーク		100BASE-TX/10BASE-T			
キーボード、マウス		109配列準拠キーボード 87キー、ホイールマウス添付*9			
ポインティングデバイス		ポインティングパッド			
外形寸法 W x D x H (mm)		312 x 262 x 37.3*10		312 x 262 x 35.9*11	312 x 262 x 32.9*12
質量		約2.85kg*13		約2.9kg*14	約2.85kg*15
消費電力(最大/サスペンド時)		約19W(約69W/約2.1W)*16			
省エネ法に区分		S			
基づく表示	エネルギー消費効率*17	0.0014	0.0018	0.0045	
電源		リチウムイオンバッテリーまたはAC100V ± 10% 50/60Hz		ニッケル水素バッテリーまたはAC100V ± 10% 50/60Hz	
	使用可能時間	最大約2.5時間		最大約2.0時間	最大約2.5時間
バッテリー*18	充電時間(装置電源オフ時)	約2.5時間			
	充電時間(装置電源オン時)	約16時間			
サポートOS		Windows®2000 Professional or Windows NT® Workstation 4.0セレクタブルOS*19 / Windows®98 Second Edition / Windows®95			
プレインストールバンドルソフト		Internet Explorer *20、NORTON Ghost 6.0*21			

\*1 OS動作中にCPU動作周波数、電圧を切り替えることはできません。\*2 Windows NT®4.0/Windows®98 Second EditionのセレクタブルOSには対応しません。形名PC1NH9-Kxxxxxxです。\*3 最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。\*4 ディザイニング機能により実現。\*5 Windows 2000 Professional / Windows NT®4.0では、1.2MBのFDは使用できません。\*6 データ転送速度は、CDの最内周で10.3倍速、最外周で24倍速となります。\*7 USBインタフェースは、Windows NT®4.0ではサポートしていません。また、USB対応周辺機器に準拠して、将来出荷されるすべての周辺機器の動作を確保するものではありません。\*8 Windows NT®4.0では使用できません。\*9 Windows NT®4.0では、ホイールは機能しません。\*10 最厚部は42.3mmです(突起部含まず)。\*11 最厚部は40.9mmです(突起部含まず)。\*12 最厚部は37.9mmです(突起部含まず)。\*13 リチウムイオンバッテリー、アクセサリドレー搭載時。CD-ROM搭載時は約3.05kg。\*14 ニッケル水素バッテリー、アクセサリドレー搭載時。CD-ROM搭載時は約3.10kg。\*15 ニッケル水素バッテリー、アクセサリドレー搭載時。CD-ROM搭載時は約3.05kg。\*16 Windows NT®4.0では、サスペンド機能が使用できません。ただし、APM2.0を使用することで省電力時のWPCとなります。\*17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める省エネ法で算出したものです。\*18 バッテリーの充電機能利用時、バッテリーの使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。\*19 使用可能なOSは初期セットアップ時に選択されたWindows® 2000またはWindows NT®4.0のどちらか一方で、選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのライセンスをご購入ください。\*20 形名によりバージョンが異なります。形名PC1NH9-Internet Explorer5.0( OSに問わず )形名PC1NH8-Internet Explorer5.0( OSに問わず ) Windows®95-Internet Explorer4.01、Windows NT®Workstation4.0-Internet Explorer4.01、Microsoft Office 2000 Personalセグメント: Internet Explorer5.0( OSに問わず ) \*21 CD-ROM媒体を添付して提供します。形名PC1NH8のモデルはサポートしていません。

**声で文字入力が可能。**  
ViaVoice™ Pro ミレニアムを用意。


IBM社の音声認識ソフトウェアViaVoice™ Pro ミレニアムをオプションで用意。ワープロ、表計算、電子メールなどのアプリケーションの起動・操作が専用ヘッドセットのマイクに発声するだけで行えます。

128MB以上メモリーを推奨します。Windows® 2000 Professionalでは動作しません。



**新コンセプトUSBデバイス**  
LinkStick誕生!(オプション)

LinkStickは、紙面の文字やマークを指すと、登録された電子辞書などのデータと連動し、PC上に映像や音声を使った関連情報を表示できる新ツールです。PCとはUSBで接続。業務の現場やカタログなどの営業支援ツールとしての利用が可能。CCDカメラとして動画や静止画を取り込むこともできます。



・Intel Insideのロゴ、Celeronは、Intel Corporationの商標です。・K56flexは、Lucent Technologies社とRockwell International社の商標です。・Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。・Norton GhostはSymantec Corporationの米国における商標です。・Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。・Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。・SymantecはSymantec Corporationの登録商標です。・Windows NT Workstation 4.0の正式名称は、Microsoft Windows NT Workstation Operating System Version 4.0です。・Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft Windows® 2000 Professional Operating Systemです。・Windows®98の正式名称は、Microsoft Windows®98 Operating Systemです。・Windows®95の正式名称は、Microsoft Windows®95 Operating Systemです。・Windows® 2000 Professional、Windows®98、Windows®95は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。本製品は長時間連続運転すると製品寿命が低下する場合があります。ハードウェアの無償保証(持ち込み修理サービス)は1年間です。本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。

情報提供サービス

<http://www.hitachi.co.jp/pc/>

@nifty「HITACHI Forum」:GO FHITACHI

ISO 14001 JAC

日立製作所・PC事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号: EC97J1108 登録日: 平成9年10月28日

製品に関するお問い合わせ

HCAセンター ☎0120-2580-12 利用時間 9:00 ~ 17:00 [土・日・祝日を除く]

弊社のLinuxに関するサービスは、下記URL、または営業までお問い合わせください。

<http://www.hitachi.co.jp/soft/linux/>

**安全に関するご注意**

ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

**株式会社 日立製作所 情報コンピュータグループ**

P C 事業部 〒140-8572 東京都品川区東大井六丁目2番10号(日立大森第二別館)

北海道支社 (011)261-3131 北陸支社 (076)433-8511 中国支社 (082)223-4111  
東北支社 (022)223-0121 四国支社 (087)831-2111  
関東支社 (03)3212-1111 中部支社 (052)243-3111 九州支社 (092)852-1111  
横浜支社 (045)451-5000 関西支社 (06)6616-1111

記載されている製品の内容・仕様は平成12年2月現在のもの、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なる場合があります。

CD-888P 2000.3  
Printed in Japan(H)



本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。  
All Rights Reserved  
Copyright© 1999.Hitachi.Ltd.

CPU Mobile Pentium® Mobile Intel® Celeron™プロセッサ	メインメモリー 標準64MB 最大256MB	HDD 6.0GB 12.0GB	ディスプレイ 14.1型 / 13.3型 12.1型TFT	通信機能 100BASE-TX
--	------------------------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------

# ノート最高クラスのスペックを味方にできる。 スピードビジネスを成功に導く FLORA 270SX。

スリムなボディにノート最高クラスのスペックを用意。CD-ROMドライブをはじめノートに求められる機能をコンパクトに凝縮。省スペースでハイパフォーマンスを実現したオールインワンノート「FLORA 270SX」です。

Intel®SpeedStep™テクノロジー対応Mobile Pentium® プロセッサ650MHz搭載モデルによってスピードビジネスをサポート。

さらにWindows® 2000対応によって、電源管理機能をはじめとする新しい機能を豊富に提供。

デスクで、会議室で、取り引き先で、より高度な仕事を...

そんなあなたの強力なビジネス・パートナーとなります。



高速なフットワークを身に付けて、スピードビジネスを支える。

Intel®SpeedStep™テクノロジー対応  
Mobile Pentium® プロセッサ  
650MHz 搭載モデルを用意。

CPUは、Intel®SpeedStep™テクノロジー対応\*1  
Mobile Pentium® プロセッサ650MHz / Mobile  
Pentium® プロセッサ500MHzをはじめ、Mobile  
Intel®Celeron™ プロセッサ500/400MHzをカス  
タムメイドで選べます。チップセットはIntel®440BX  
AGPsetを搭載し、CPUの高性能をサポート。メイン  
メモリーは標準の64Mバイトから最大256Mバイト  
まで搭載可能。ハードディスク容量も12.0/6.0  
Gバイトとビジネスの高度なニーズにおこたえます。

\*1 バッテリー駆動かAC電源接続によって自動的に動作周波数と動作電圧を切り替え、電源環境に適応したパフォーマンスを提供します。また、Windows®98/Windows®95環境の場合は、バッテリー駆動時でも最高性能モードに切り替えることが可能です。

2つのディスプレイで  
作業効率がUPする。

マルチディスプレイ機能を  
搭載しています。

本体に外部ディスプレイ オプション を接続すれば、両方の画面に別々の内容を表示可能。外付けディスプレイにプレゼンテーション画面を表示し、手元のディスプレイでメモをとるなど使い勝手が飛躍的に向上します。また、大画面14.1型TFTカラー液晶ディスプレイを搭載。ビデオサブシステムには、AGP接続のATI社3D RAGE™LT PROを採用。4Mバイトの高速SGRAMにより、3次元グラフィックス表示にも威力を発揮します。



Windows®98環境での機能です。  
Windows®2000 Professional /  
Windows NT®4.0 / Windows®95では、  
同一画面表示のみ可能です。

周辺機器との接続を、  
電源を切らずに行える。

新世代インターフェースUSBを  
サポートしています。

USB( Universal Serial Bus )ポートを2ポート装備。PCの電源を切らずに周辺機器を接続でき、面倒な設定やシステムの再起動が不要になります。

新しい環境で、新しい機能が  
豊富に利用できる。

Windows®2000 Professionalを  
選択できるセレクトابلOSモデルを  
用意しています。

初期セットアップ時にWindows®2000 Professional  
またはWindows NT® 4.0を選択\*2できます。  
Windows® 2000 ProfessionalではPCカードの  
ホットプラグ、USBといったハードウェアの追加・管  
理が容易になるプラグアンドプレイを実現。さらに  
ハードウェア、OS、BIOSが三位一体となって電源  
管理するバッテリー管理機能や、システム状態・  
メインメモリーの内容をハードディスクドライブに待  
避させて電源を遮断するハイバネーションモードな  
ど多彩な機能を利用できます。

\*2 使用可能なOSは初期セットアップ時に選択されたOSとなります。  
選択しなかったOSを使用する場合は別途OSのライセンスをご  
購入ください。

ハードディスクの複製データを  
短時間で作成できる。

クローニングツールを  
サポートしています。


Symantec社のクローニングツール「NORTON  
Ghost Version6.0」\*3をサポート。ハードディスクの  
高速バックアップ機能などが利用でき、PCの新規  
導入、アップデート、保守に要する時間とコストを大  
幅に削減できます。

\*3 CD ROM 媒体を添付しています。形名PC1NH8のモデルはサポート  
していません。

性能は向上しても、  
スペースはなるべく抑えたい。

オールインワンで薄型・軽量を  
実現しています。

CD-ROMドライブ、FDD、バッテリー同時搭載のオ  
ールインワンタイプながらも、薄さが32.9mm(最薄部)  
とコンパクト。しかも軽さは約2.85kg。場所を  
とらず、高性能を発揮する...。持ち運びにも  
便利です。



CD-ROMドライブ  
ドライブのかわりにアクセサリトレイ  
をセットすることも、モデムのケー  
ブルなどを収納するのに便利です。

バッテリー  
軽量なリチウムイオンと、低価格な  
ニッケル水素から選択できます。

抗菌処理を施しています。

FLORA 270SXのボディには抗菌処理\*4を施した  
高剛性ガラスファイバーを使用しているため丈夫  
で衛生的です。



\*4 抗菌処理ボディについて —— 試験依頼先: 社団法人京都  
微生物研究所 試験成績書発行年月日: 平成10年9月19日 試  
験成績書発行番号: No.U08081~U08085 試験方法: 抗菌力  
評価試験(フィルム密着法) 抗菌の方法: 抗菌剤の部品材料へ  
の練り込み 抗菌処理部品名: 筐体

急ぎのFAXも、  
スムーズに送受信できる。

カスタムメイドでモデムを追加して  
LANと同時使用できます。

LANインターフェース 100BASE-TX / 10BASE-T を  
標準で内蔵。オフィスの高速ネットワークに直接つ  
なげることができます。また、赤外線インターフェース  
によってデスクトップPCとのデータ転送がワイヤレ  
ス可能です。さらに、LANとモデム(V.90対応、  
K56flex)の同時内蔵も可能。これによって、  
LAN使用中でもFAX送受信ができるというように、  
ビジネスのさらなる効率化につながります。



モデムインターフェース LANインターフェース

ユーザーのリクエストに敏感な、頼れるビジネス・パートナー。

# FLORA 270SX

主なカスタムメイド対応

メインメモリー	64MB	128MB	256MB
アプリケーション	なし	Microsoft Office 2000 Personal	一太郎10・花子10 パック Microsoft Office 2000 Personal + ATOK13*
その他	LAN、モデム 同時内蔵	ホイールマウス なし	CD-ROM ドライブ なし バッテリー なし

\* 形名PC1NH8のモデルは  
サポートしていません。



当社は国際エネルギープログラムに参加事業者  
として、本製品が国際エネルギープログラムに対  
象製品に関する基準を満たしていると判断します。