

日立パーソナルコンピュータ  
FLORA 300series モデル330/310

**HITACHI**  
Inspire the Next



グッドデザイン選定商品(FLORA 310のみ)

オフィスによくなじむ  
省スペースなビジネスPCです。



# FLORA

カスタム  
メイド 対応

# 330/310

CPU  
Pentium®  
Intel® Celeron™  
プロセッサ

チップセット  
Intel® 820  
SiS社 SiS630

メモリー  
標準64MBほか  
最大512MB

表示色  
1,677万色ほか

HDD  
20GBほか

LAN  
100BASE-TX  
10BASE-T  
自動認識

CD-ROM  
最大32倍速ほか

どこまでも省スペースなスタイリッシュデザイン。  
 さらに仕事を快適にこなす優れた操作性と高性能。  
 液晶FLORAは、これからのオフィスとビジネスのニーズに対応。  
 広いデスクスペースでゆったりと仕事がこなせます。

### オフィスのTCO削減に貢献

ハードウェア監視機能を備えた「Intel® LANDesk® Client Manager V6.1J」\*1を搭載。ユーザー名やHDD / メモリーなどの資産管理と、HDDの障害予測やCPUファンの回転状態を検知する障害監視が行えます。さらにSymantec社のクローンツール「NORTON Ghost 6.01」\*2もバンドル。PCの新規導入やアップデート、保守などに要する時間とコストを大幅に削減し、企業の生産性向上のニーズにおこたえます。

\*1 タッチパネルモデルは「V6.0J」です。

\*2 タッチパネルモデルは「6.0」です。

TCO: Total Cost of Ownership

### 充実の省エネルギー機能

OSの違いを問わずスタンバイ機能をサポート。シャットダウン時における自動電源OFF機能など、省電力を考慮したパワーマネージメント機能を備えています。また、Windows®95では、日立が開発した「パワー・オフ ツール」を標準装備。電源ボタンの誤操作による電源OFFの防止、タイマーでのOSのシャットダウン処理、自動電源OFFなどが可能です。

### 豊富なファイル装置を用意

コンパクト・省スペースデザインながらファイル装置のメニューは充実。標準搭載のCD-ROM以外にもカスタムメイドで120Mバイト対応のスーパーディスク、最大8倍速のDVD-ROM、読み込み時最大24倍速、書き込み時最大4倍速のCD-R/RWの搭載が可能です。

高性能と省スペースを追求した  
 液晶FLORAなら  
 ビジネスにもオフィスにも  
 余裕が生まれます。

### 便利なマルチディスプレイ機能

デジタルRGBディスプレイ(DFP液晶)インタフェースとアナログRGBディスプレイインタフェースをオンボードで標準装備。それぞれにディスプレイを接続することでマルチスクリーン表示が可能です。双方の画面に別々の内容を表示できるためプレゼンテーションなど、アイデア次第でビジネスの幅がぐんと広がります。



Windows®98、Windows® Meの機能です。Windows® 2000 Professional、Windows NT® 4.0、Windows® 95では、同時表示のみが可能です。

「FLORA 310LV」では同時表示のみ対応。

「FLORA 330」、「FLORA 310」のIntel® Celeron™ プロセッサ搭載モデルはマルチスクリーン表示および同時表示はできません。

2台のディスプレイに別画面を表示する場合、「FLORA 310」は外部にメイン画面、内蔵液晶にサブ画面を表示。

「FLORA 330」はアナログRGBにメイン画面、デジタル液晶にサブ画面表示となります。

「FLORA 310」と「FLORA 310LV」、「FLORA 310」タッチパネルモデルは、アナログRGBディスプレイコネクタのみ装備。

### 簡単なPC操作環境を実現

アプリケーションの起動、インターネット接続、電子メールの起動、CD-ROMの再生・停止などが可能な「マルチメディアコンパクトキーボード」をカスタムメイドで用意。さらに、高速ワイヤレスネットワークを実現する「無線LANシステム」や、紙面の文字やマークを指すだけで関連情報を表示できる新ツール「LinkStick」、PCの音声操作を可能にする「ViaVoice™ Pro ミレニアム」などのオプションも充実。簡単で効率的な操作環境を実現します。



マルチメディアコンパクトキーボード



無線LANシステム




LinkStick

FLORAの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載。

# スリムなボディにビジネスの高性能を凝縮

高速処理のPentium® IIIプロセッサ(933MHzほか)と  
コストパフォーマンスに優れたIntel® Celeron™プロセッサ(667MHz)の最新パワーをラインアップ。  
スリムなオフィスとパワフルなビジネスを実現します。

## マイクロタワーモデル FLORA 330



写真はカスタムメイドの  
ワイヤレスマルチメディアコンパクトキーボード+  
ワイヤレスマルチスクロールマウスです。


**カスタムメイド対応** 赤色は推奨仕様です。お客様の希望する仕様のモデルがお選びいただけます。

HDD	20GB	40GB*3	*3 Windows® 95モデルでは未サポートです。		
メモリー	形名:PC7DK1 64MB	128MB	256MB	384MB	512MB
	形名:PC7DK2 128MB	256MB	384MB	512MB	
3.5型リムーバブルディスク	FDD	スーパーディスク ドライブ*4	*4 スーパーディスクドライブに対応した120MB専用メディア(別売) が必要です。従来のFDも読み書き可能です。		
5型リムーバブル	CD-ROM	DVD-ROM	CD-R/RW (ライタソフト付き)		

キーボード/マウス	109配列標準キーボード+ ホイールマウス	109配列標準キーボード+ 2ボタンマウス	マルチメディアコンパクト キーボード+ホイールマウス
アプリケーション	なし	Microsoft® Office 2000 Personal SR-1 + ATOK13	Microsoft® Office 2000 Personal SR-1
		一太郎10・ 花子10パック	ATOK13

### 快適オフィスを実現する省スペース・コンパクト設計。

オフィスで高まる省スペースのニーズにも、FLORA 330ならしっかりおこたえします。薄さ78mm\*5のPC本体と液晶ディスプレイの組み合わせにより、高性能ながらも省スペースで柔軟な機器レイアウトが可能。オフィス環境に合わせて「縦置き」「横置き」も自在です。



\*5 PCスタンドは含まれません。

写真および設置寸法 FLORA 330と14.1型液晶ディスプレイ(別売)との組み合わせ例です。  
また、CRTディスプレイを本体に乗せる場合は15型までです。


### USBポートの標準装備でイーザーコネクタを実現。

PC本体の前面と背面に1つずつUSBポートを装備。接続の自由度を高め、ケーブル処理も一段とシンプルになりました。また、接続時に間違えやすいキーボードやマウスのコネクタとPC本体側のコネクタは色分けしているため、初心者の方でも簡単に接続できます。さらに、ケーブルレスでデータ転送できる赤外線ポートを装備しています。



### 2系統のディスプレイインタフェースを用意。

デジタルRGBディスプレイ(DFP液晶)インタフェースとアナログRGBディスプレイインタフェースの2系統をオンボードで標準装備。市販のディスプレイに幅広く対応します。また、デジタルRGBディスプレイ(DFP液晶)については、業界標準のTMDS(PanelLink)を採用。PC本体とディスプレイの双方で必要だったD/A変換が不要となり、より鮮明な画像表示を実現しています。



### グッドパートナーとなる各種ディスプレイを用意。

オプションディスプレイとして、14.1型/15型スーパービューアカラー液晶や15型/17型/19型/21型CRTなど、用途に応じて選べる各種のディスプレイを用意しています。

液晶ディスプレイラインアップ

サイズ	方式	インタフェース	形名
15型	スーパービューアカラー液晶 (Super-In-Plane Switching方式)	デジタル接続	PC DT5151
	スーパービューアカラー液晶 (Super-In-Plane Switching方式)	アナログ接続	PC DT3153A
14.1型	TFTカラー液晶	デジタル接続	PC DT5141

### 環境に合わせて選べるセレクトダブルOS対応。


OSについてもWindows® 2000 ProfessionalまたはWindows NT® 4.0セレクトダブルOS、Windows® 98 Second Edition、Windows® 95、Windows® Millennium Edition(以下、Windows® Me)から、いずれかひとつのOSをお客さまの環境に合わせて選択できます。

使用可能なOSは初期セットアップ時に選択したOSとなります。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのライセンスをご購入ください。

# ルックスとスマートな一体型ボディが魅力。

一見、液晶ディスプレイだけに見えるかもしれませんが。  
スタイリッシュな一体型ボディにパワフルな高性能を凝縮。  
こんなPCなら、オフィスの雰囲気もビジネスも、いきいきとします。

## 一体型スリムデスクトップ FLORA 310



**カスタムメイド対応** 赤色は推奨仕様です。お客さまの希望する仕様のモデルがお選びいただけます。

<b>HDD</b>	20GB → 40GB*6	*6 Windows® 95モデルでは未サポートです。			<b>フレームカラー</b>	グレー → グリーン
<b>メモリー</b>	形名:PC7DP1 64MB → 128MB → 256MB → 384MB → 512MB				<b>キーボード / マウス</b>	109配列標準キーボード+ホイールマウス → 109配列標準キーボード+マルチメディアコンパクトキーボード+ホイールマウス
	形名:PC7DP2 128MB → 256MB → 384MB → 512MB				<b>アプリケーション</b>	なし → Microsoft Office 2000 Personal SR-1 + ATOK13
<b>3.5型リムーバブルディスク</b>	FDD → スーパーディスクドライブ*7	*7 スーパーディスクドライブに対応した120MB専用メディア(別売)が必要です。				Microsoft Office 2000 Personal SR-1
<b>5型リムーバブル</b>	CD-ROM → DVD-ROM → CD-R/RW (ライクソフト付き)					一太郎10・花子10パック ATOK13

### ビジネスにこたえる先進パワーをラインアップ。

高速処理を誇るPentium®IIIプロセッサ(933MHz, 866MHz, 667MHz)に加えて、ハイコストパフォーマンスなIntel®Celeron™プロセッサ(667MHz)と、次世代ビジネスにこたえる先進パワーをラインアップ。新時代にふさわしいハイスペックを備えています。

### 大画面15型スーパービューアカラー液晶を搭載。

奥行きわずか約19cmながら、15型スーパービューアカラー液晶の大画面を搭載。17型CRT並みの表示領域を確保しつつ、ボディサイズのコンパクト化を実現しています。スーパービューアカラー液晶は、視野角が上下左右170°(従来のスーパーTFTでは160°)、コントラスト比300:1(同じく200:1)と、さらに進化した液晶ディスプレイです。

マルチディスプレイ機能対応のオプションディスプレイ


サイズ	方式	インタフェース	形名
15型	スーパービューアカラー液晶 (Super-In-Plane Switching方式)	アナログ接続	PC DT3153A

その他、各種CRTディスプレイを用意しています。



### 調整は簡単、使いやすさも、さらにアップ。

オペレーション時にベストポジションに簡単に調整できる「チルト&スイーベル機構」、使い勝手を考慮した「フロントオペレーション」の採用、初心者でも簡単に接続できるように色分けしてまとめて配置した「シリアル、パラレルインタフェース」、「盗難防止用フック」など、毎日使うからこそちょっとしたところにも工夫を凝らしています。



### ケーブルレスでデータ転送できる赤外線ポート。

IrDA1.0に対応した赤外線ポートを装備。赤外線インタフェースを備えたノートPCやPDAなどの携帯情報端末、デジタルカメラなどとのデータ転送が面倒なケーブル接続なしで行えます。



### 環境に合わせて選べるセレクトابلOS対応。

Windows® 2000 ProfessionalまたはWindows NT® 4.0セレクトابلOS、Windows® 98 Second Edition、Windows® 95、Windows® Meから、いづれかひとつのOSをお客さまの環境に合わせて選択できます。


使用可能なOSは初期セットアップ時に選択したOSとなります。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのライセンスをご購入ください。

# ビジネスでのハイコストパフォーマンスを追求。

人気の液晶一体型ボディながら、オフィスに気軽に導入できる  
ハイコストパフォーマンスを実現。

ビジネスでの使いやすさと基本性能を両立させた、これからのオフィスにふさわしい1台です。

## 一体型スリムデスクトップ FLORA 310<sub>LV</sub>



カスタムメイド対応 赤色は推奨仕様です。お客様の希望する仕様のモデルが選べいただけます。

メモリー	64MB	128MB	192MB	320MB
リムーバブル+通信	CD-ROM+LAN	CD-ROM+LAN+モデム	外付けUSB FDD+CD-ROM+LAN	外付けUSB FDD+CD-ROM+LAN+モデム
				CD-ROM+無線LAN <sup>*8</sup>

アプリケーション	なし	Microsoft Office 2000 Personal SR-1 + ATOK13	Microsoft Office 2000 Personal SR-1
		一大部10・花子10パック	ATOK13

\*8 無線LAN選択時は、モデムの組み合わせ選択はできません。  
外付けUSB FDDの選択はできます。また、Windows® 2000 Professionalは除きます。

### 気軽に導入できるビジネス仕様の液晶一体型PC。

奥行きわずか16cmの省スペースデザイン。鮮明表示がうれしい14.1型のTFT液晶ディスプレイ。CPUは、コストパフォーマンスに優れたIntel® Celeron™ プロセッサ(600MHz)を搭載。ビジネスを快適にこなす実力を備えながらも徹底した低コストを追求しました。

### 使いやすさにも十分に配慮したボディ。

PC本体の「チルト機構」、リムーバブルメディアの「フロントオペレーション」の採用に加え、メモリー増設などが簡単な「アクセスドア」、持ち運びしやすい「キャリングハンドル」、テレビ感覚でON/OFFできる「電源ボタン」、「盗難防止用フック」など、毎日使うからこそ徹底的に使いやすさにこだわりました。



#### 主な仕様

形名:Windows® 2000 ProfessionalモデルPC7LA1-PRE28BU00、Windows® 98モデルPC7LA1-GRE28BU00、Windows® MeモデルPC7LA1-RRE28BU00 CPU:Intel® Celeron™ プロセッサ 600MHz  
チップセット:Intel® 810Eチップセット メインメモリー:標準64MB(PC100、バリエーション、SDRAM) HDD:10GB ディスプレイ:14.1型TFT液晶(1,024x768ドット) CD-ROM:最大24倍速 ネットワーク:  
LANインタフェース標準装備(100BASE-TX / 10BASE-T自動認識) 質量:約8.5kg 消費電力:Windows® 2000 Professionalモデル 標準約38W(最大約100W / サスペンド時約22W) /  
Windows® 98モデル 標準約38W(最大約100W / サスペンド時約21W) / Windows® Meモデル 標準約35W(最大約100W / サスペンド時約18W) 省エネ法に基づく表示:区分 R エネルギー消費効率:  
Windows® 2000 Professionalモデル0.017、Windows® 98モデル0.015、Windows® Meモデル 0.013 プレインストールOS:Windows® 2000 Professional / Windows® 98 Second Edition / Windows® Me

### 環境に合わせて選べる充実のサポートOS。

Windows® 2000 ProfessionalまたはWindows® 98 Second Edition、  
Windows® MeとサポートOSは多彩です。

### 多彩な拡張を実現するUSB4ポートを装備。

PC本体の側面に4つのUSBポートを装備。接続の自由度が高く、ケーブル処理も一段とシンプルになりました。マルチメディアコンパクトキーボードやホイールマウスもUSB対応だから接続は簡単。USB入力デバイス「LinkStick」、USB外付けFDDなどのオプション機器により多彩な拡張を実現します。



## 初心者でも簡単操作の310タッチパネルモデル。

画面を見ながら指でタッチ入力。キーボードやマウスの操作が不慣れな初心者の方でも簡単にPC操作が行えます。

## 一体型スリムデスクトップ FLORA 310 タッチパネルモデル



### 高透過・超音波方式タッチパネル採用

高透過率(約90%)の超音波方式タッチパネルを採用。指によるタッチでもゆれの少ない頑丈なパネル強度とボディ構造は高い耐久性を誇ります。

### KIOSK端末、窓口業務端末として

画面上に直接入力できるため、KIOSK端末、窓口業務端末として、お客様の立場に立ったきめ細かな接客が可能です。

### 文字認識ソフトウェア「てが〜る」搭載

画面上に直接手書きで文章が入力できる文字認識ソフトウェア「てが〜る」を用意。ワープロや電子メールなど、多彩なアプリケーションで利用できます。

#### 主な仕様

形名:PC-7DL04-JC2LG CPU:Intel® Pentium® IIIプロセッサ 600MHz チップセット:Intel® 440BX AGPset メインメモリー:128MB(PC100、ECC対応、SDRAM) HDD:15GB  
ディスプレイ:14.1型スーパーTFT液晶(1,024x768ドット) タッチパネル方式:高透過・超音波タッチパネル方式(ノングラタイプ) 透過率 約90%、同一点を5,000回以上タッチ可能  
FDD:3.5型3モード CD-ROM:最大24倍速 ネットワーク:LANインタフェース標準装備(100BASE-TX / 10BASE-T自動切り替え) 質量:約10.5kg 消費電力:標準約76W  
(最大約105W / サスペンド時約21W) 省エネ法に基づく表示:区分 R エネルギー消費効率:0.015 プレインストールOS:Windows® 98 Second Edition

基本モデル仕様

モデル名		FLORA 330				FLORA 310			
形名	Windows®2000/ Windows NT®4.0 セレクトラブルOSモデル Windows®98モデル	PC7DK2-		PC7DK1-		PC7DP2-		PC7DP1-	
		Windows®2000/ Windows NT®4.0 セレクトラブルOSモデル	QH04H1C00	QF0UH1C00	Q90UH1C00	Q202H1C00	QH64H1C00	QF6UH1C00	Q96UH1C00
Windows®98モデル	GH04H1C00	GF0UH1C00	G90UH1C00	G202H1C00	GH64H1C00	GF6UH1C00	G96UH1C00	G262H1C00	
CPU	Pentium®IIIプロセッサ				Intel®Celeron™プロセッサ				
周波数	933MHz	866MHz	667MHz	667MHz	933MHz	866MHz	667MHz	667MHz	
2次キャッシュ(容量)	256kB				128kB				
システム/スクロック	133MHz				66MHz				
チップセット	Intel®820チップセット				SiS/SiS630				
メインメモリー	標準 最大* 1</td <td>128MB PC600, ECC対応, RDRAM 512MB PC600, ECC対応, RDRAM</td> <td>64MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用</td> <td>64MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用</td> <td>128MB PC600, ECC対応, RDRAM 512MB PC600, ECC対応, RDRAM</td> <td>64MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用</td> <td>64MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用</td> <td>64MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用</td>	128MB PC600, ECC対応, RDRAM 512MB PC600, ECC対応, RDRAM	64MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用	64MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用	128MB PC600, ECC対応, RDRAM 512MB PC600, ECC対応, RDRAM	64MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC133, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用	64MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用	64MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用 512MB PC100, /リテイル, SDRAM   ビデオRAMとして8MB共用	
ビデオサブシステム	ATI社RAGE™ Mobility 128				SiS/SiS630				
ビデオRAM	16MB( SDRAM )				8MB( 4/16/32MBに変更可能、メインメモリーと共用 )				
ディスプレイ	15型スーパービューアカラー液晶				15型スーパービューアカラー液晶				
表示解像度(表示色)	1,677万色(32bit)まで表示可能:640×480, 800×600, 1,024×768*2, 1,280×1,024*4(※ PC7DK2のみ) 65,536色まで表示可能:1,280×1,024*4(※ PC7DK1のみ)				1,677万色(32bit)まで表示可能:640×480, 800×600, 1,024×768*2*4				
ファイル装置	FDD*3 HDD*4 CD-ROM*5	3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB) 20GB( E-IDE, Ultra ATA/66対応 )				3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB) 20GB( E-IDE, Ultra ATA/66対応 )			
サウンド機能	AC97 Sound(ステレオ16bit, 48kHz)				AC97 Sound(ステレオ16bit, 48kHz)				
拡張スロット	PC( 縦向き ) <sup>16</sup> メモリー	106×160mm以下) x1, (106×160mm以下) x1 <sup>17</sup> (106×160mm以下) x1, (80×160mm以下) x1 <sup>17</sup>				ショットサイズ(107×175mm以下) x1 <sup>18</sup> x2スロット(1スロット使用済み)			
インターフェース	シリアルX1, /パラレルX1, 赤外線X1*, キーボードX1, マウスX1, USB*10, X2マイクX1, ラインX1, ラインアウトX1, ヘッドホンX1, TV出力( S端子 ) X1, PC7DK2のみ X1, アナログRGBディスプレイX1, デジタルRGBディスプレイ( DFP液晶 ) X1				シリアルX1, /パラレルX1, 赤外線X1*, キーボードX1, マウスX1, USB*10, X3, マイクX1, ラインX1, ラインアウトX1, ヘッドホンX1, TV出力( S端子 ) X1( PC7DP2のみ ) X1, アナログRGBディスプレイX1				
ネットワーク	LAN 100BASE-TX/10BASE-T自動認識				LAN 100BASE-TX/10BASE-T自動認識				
キーボード・マウス	109配列標準キーボード、ホイールマウス				109配列標準キーボード、ホイールマウス				
外形寸法( W×D×H )	78X320X300mm( スタンド含まず )				376X190X387mm				
質量	約6kg				約10kg				
消費電力	Windows 2000 標準(最大) サスペンデッド時 <sup>11</sup>	約30W( 約120W/約22W ) 約49W( 約120W/約20W )	約30W( 約120W / 約20W ) 約45W( 約120W / 約20W )	約29W( 約120W / 約19W ) 約41W( 約120W / 約20W )	約28W( 約120W / 約18W ) 約39W( 約120W / 約19W )	約54W( 約120W / 約20W ) 約72W( 約120W / 約19W )	約52W( 約120W / 約18W ) 約70W( 約120W / 約18W )	約52W( 約120W / 約17W ) 約64W( 約120W / 約18W )	約51W( 約120W / 約16W ) 約64W( 約120W / 約17W )
省エネに 基づく 表示	区分	R				R			
エネルギー 消費効率 <sup>12</sup>	Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows 98	0.010 0.0092 0.0087	0.010 0.010 0.010	0.012 0.013 0.012	0.012 0.012 0.012	0.009 0.009 0.008	0.009 0.009 0.009	0.011 0.012 0.011	0.010 0.011 0.010
電源	AC100V ± 10% 50/60Hz				AC100V ± 10% 50/60Hz				
サブOS	Windows® 2000 Professional または Windows NT® Workstation 4.0セレクトラブルOS*13 / Windows® 98 Second Edition / Windows® 95 / Windows® Millennium Edition								
プレインストール/パッチソフト	Internet Explorer 5.5*14, Intel® LANDesk® Client Manager V6.1.J, NORTON Ghost6.01								

Windows®95モデルの形名は、「FLORA 330:PC7DK2-Lxxxxxxx, PC7DK1-Lxxxxxxx」, 「FLORA 310:PC7DP2-Lxxxxxxx, PC7DP1-Lxxxxxxx」になります。  
Pentium®IIIプロセッサ搭載のWindows 95モデルは、インターネット・ストリーミング/SIMD拡張命令を使用しているアプリケーションは動作しない可能性があります。導入時にご確認ください。  
Windows®Meモデルは、FLORA 330のPC7DK1(形名:PC7DK1-Rxxxxxxx)とFLORA310のPC7DP1(形名:PC7DP1-Rxxxxxxx)のみサポートしています。

\*1 最大容量にするためには、256MBメモリーを2枚で構成します。\*2 PC7DK1のIntel®Celeron™プロセッサ搭載のモデルは、デジタル液晶接続時のみ、およびPC7DP1のIntel®Celeron™プロセッサ搭載のモデルでは、1,024×768ドット表示の場合65,536色までしか表示できません。\*3 Windows NT®4.0モデルでスーパーディスクドライブを選択した場合、1.2MBのFDIは使用できません。\*4 Windows 2000 Professional, Windows NT®4.0のフォーマット形式はNTFSでプレインストール時には約6GBまでフォーマットしてあります。Windows 98, Windows 95, Windows Meは全てFAT32でフォーマットしてあります。\*5 CD-ROMの読み出し速度は、PC7DK1/PC7DP1はCD-ROMの最内周で10.3倍速、最外周で24倍速、PC7DK2/PC7DP2はCD-ROMの最内周で13.8倍速、最外周で32倍速となります。\*6 PCI2.1準拠のSVシステム用コネクタを採用しています。(3.3Vも給電) \*7 カスタムメイドでスーパーディスクドライブを選択した場合、どちらのスロットも幅サイズが145mmになります。\*8 高さについては一部制限があります。導入時にご確認ください。\*9 赤外線はWindows NT®4.0では未サポートです。また、iDA1.0に準拠していません。\*10 USBインターフェースは、Windows NT®4.0では未サポートです。また、USB対応周辺機器に開きまして、将来出荷されるすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。\*11 FLORA 330の標準消費電力はアナログRGBディスプレイを接続した時の値です。また、Windows NT®4.0のサスペンデッド時の値はAPM2.0 for NTのスタンバイ機能を使用した時の値です。\*12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合合理性係数で除したものです。\*13 使用可能なOSは初期セットアップ時に選択したWindows NT® 2000 ProfessionalまたはWindows NT® 4.0のどちらか一方です。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのライセンス契約をご購入ください。  
\*14 Windows NT® 4.0およびWindows® 98はInternet Explorer 5.01です。また、カスタムメイドでMicrosoft Office 2000 Personalを選択した場合を除くWindows® 95モデルは、Internet Explorer 4.01です。

・Celeronは、Intel Corporation.の商標です。・IBM, ViaVoiceは、IBM Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。・Intel Inside of the, LANDesk, Pentiumは、Intel Corporation.の登録商標です。・Microsoft, Windows, Windows NTは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です。・NORTON Ghostは、Symantec Corporation.の米国における登録商標です。・Symantecは、Symantec Corporation.の登録商標です。・Windows 2000 Professional, Windows NT®4.0, Windows 98, Windows 95, Windows Meは、米国Microsoft Corporation.の商品名称です。・Windows 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating Systemです。・Windows NT®Workstation 4.0の正式名称は、Microsoft® Windows NT®Workstation Operating System Version4.0です。・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

・当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(FLORA330およびFLORA310のWindows 95とWindows NT®4.0モデルを除きます。) 本製品には、有寿命部品が使用されています。長期間連続して使用する場合には、定期的な保守による部品交換(HDDなど)が必要となります。ハードウェアの無償保証(引取修理サービス)は1年間です。本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にバックライトが常時点灯が存在する場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。本製品は、経済産業省通知の家電・汎用品高調波抑制ガイドラインに適合しています。



情報提供サービス  
<http://www.hitachi.co.jp/pc/>  
 @nifty 「HITACHI Forum」:GO FHITACHI

FLORAシリーズをWebでもご購入できます。  
 日立インターネットショップ <http://value-shop.hitachi.co.jp>

製品に関するお問い合わせ  
 HCAセンター ☎ 0120-2580-12 利用時間 9:00 ~ 17:00  
 【土・日・祝日を除く】

日立製作所・インターネットプラットフォーム事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構) 14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号: EC97J1108 登録日: 平成9年10月28日

弊社のLinuxに関するサービスは、下記URL、または営業までお問い合わせください。  
<http://www.hitachi.co.jp/soft/linux/>

**安全に関するご注意** ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

**株式会社 日立製作所**

インターネットプラットフォーム事業部 〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目2番18号(日立大森第二別館)

北海道支社 (011) 261-3131 北陸支社 (076) 433-8511 中国支社 (082) 223-4111  
 東北支社 (022) 223-0121 四国支社 (087) 831-2111  
 関東支社 (03) 3212-1111 中部支社 (052) 243-3111 九州支社 (092) 852-1111  
 横浜支社 (045) 451-5000 関西支社 (06) 6616-1111

記載されている製品の内容・仕様は平成13年1月現在のもの、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。