

価格表

オールインワンノートPC / モバイルノートPC / 液晶デスクトップPC

FLORA 200W / 300W series



目次

FLORA 270W (NE1/NB8) -----	2
FLORA 250W (NX1) -----	4
FLORA 220W (NC3/NC4) -----	6
FLORA 210W (NL5) -----	8
FLORA 310W (DA7) / 330W (DG7) -----	10
FLORA 330W (DG9) -----	12
FLORA 350W (DE8) -----	14
オプション一覧 -----	16

【基本モデル形名】

3年無償保証 PC8NE1-XGE13BA10/1年無償保証 PC4NE1-XGE13BA10

3年無償保証 PC8NB8-XGC23BA10/1年無償保証 PC4NB8-XGC23BA10



形名	OS	CPU+ディスプレイ	メモリー	HDD	リムーバブルディスク	ネットワークデバイス	マウス/バッテリー	アプリケーション	
FLORA 270W (NE1)	基本モデル [3年無償保証] PC8NE1-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1	インテル® Pentium® M プロセッサ 755(2GHz) + 15型TFT(XGA+)	256MB (256MBx1, DDR SDRAM, PC2100)	40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)	FDD + CD-ROMドライブ	内蔵LAN (1000BASE-T対応)	マウスなし 標準バッテリー(リチウムイオン)	なし
		税込 (税抜) 243,600円 (232,000円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	512MB (256MBx2, DDR SDRAM, PC2100)	60GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)	FDD + CD-ROMドライブなし (ホワイトベール)	内蔵LAN (1000BASE-T対応) + モテム(無線LANなし)	マウスなし バッテリーなし(ダミーバッテリー添付)	マウスなし 大容量バッテリー(リチウムイオン)	Microsoft® Office Personal Edition 2003
		税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	税込 (税抜) +8,400円 (+8,000円)	税込 (税抜) -9,450円 (-9,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) -4,200円 (-4,000円)	税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	[1年無償保証] PC4NE1-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1	512MB (512MBx1, DDR SDRAM, PC2100)	FDD + DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	内蔵LAN (1000BASE-T対応) + 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	マウス(PS/2接続、ホイール付) バッテリーなし(ダミーバッテリー添付)	マウス(PS/2接続、ホイール付) 標準バッテリー(リチウムイオン)		
	税込 (税抜) 236,250円 (225,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +71,400円 (+68,000円)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +11,550円 (+11,000円)	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)	税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)		
	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	1GB (512MBx2, DDR SDRAM, PC2100)	FDD + DVDスーパーマルチドライブ	内蔵LAN (1000BASE-T対応)	マウス(PS/2接続、ホイール付) 大容量バッテリー(リチウムイオン)	マウス(USB接続、ホイール付) 標準バッテリー(リチウムイオン)	マウス(USB接続、ホイール付) 大容量バッテリー(リチウムイオン)		
	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +27,300円 (+26,000円)	税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)	税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)		
	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) バッテリーなし(ダミーバッテリー添付)	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) 標準バッテリー(リチウムイオン)							
	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)	税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)							
	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) 大容量バッテリー(リチウムイオン)								
	税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)								

PC8NE1-X 形名 PC4NE1-X 小計(税込) = 合計(税込)

形名	OS	CPU+ディスプレイ	メモリー	HDD	リムーバブルディスク	ネットワークデバイス	マウス/バッテリー	アプリケーション	
FLORA 270W (NB8)	基本モデル [3年無償保証] PC8NB8-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1	インテル® Pentium® M プロセッサ 740(1.73GHz) + 14.1型TFT(XGA)	40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)	FDD + CD-ROMドライブ	内蔵LAN (100BASE-TX対応)	マウスなし 標準バッテリー(リチウムイオン)	なし	
		税込 (税抜) 190,050円 (181,000円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	512MB (256MBx2, DDR SDRAM, PC2700)	60GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)	FDD + DVD-ROM + CD-R/RWドライブ	内蔵LAN (100BASE-TX対応) + モテム	マウスなし バッテリーなし(ダミーバッテリー添付)	マウスなし 大容量バッテリー(リチウムイオン)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 *2
		税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	税込 (税抜) +8,400円 (+8,000円)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) -4,200円 (-4,000円)	税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J(1.40GHz) + 15型TFT(XGA)	512MB (512MBx1, DDR SDRAM, PC2700)	FDD + DVD-ROM + CD-R/RWドライブ	内蔵LAN (100BASE-TX対応) + セキュリティチップ *4	マウス(USB接続、ホイール付) バッテリーなし(ダミーバッテリー添付)	マウス(USB接続、ホイール付) 標準バッテリー(リチウムイオン)		
	税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)	税込 (税抜) -21,000円 (-20,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +27,300円 (+26,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)	税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)		
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J(1.40GHz) + 14.1型TFT(XGA)	768MB (256MB+512MB, DDR SDRAM, PC2700)	FDD + DVD-ROM + CD-R/RWドライブ	内蔵LAN (100BASE-TX対応) + セキュリティチップ + モテム *4	マウス(USB接続、ホイール付) 大容量バッテリー(リチウムイオン)	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) バッテリーなし(ダミーバッテリー)		
	税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)	税込 (税抜) -26,250円 (-25,000円)	税込 (税抜) +42,000円 (+40,000円)	税込 (税抜) +4,200円 (+4,000円)	税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)	税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)		
	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) 標準バッテリー(リチウムイオン)	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) 大容量バッテリー(リチウムイオン)							
	税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)							

PC8NB8-X 形名 PC4NB8-X 小計(税込) = 合計(税込)

*1 電源の起動や接続方法などを記載した簡易マニュアルを添付。詳細についてはHDD内にある電子マニュアルをご参照ください。
 *2 Windows® XP Home Editionではサポートしていません。
 小計、合計金額は税込価格で計算してください。 価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。
 搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。 その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。



【基本モデル形名】
3年無償保証 PC8NX1-XGA11AA10 / 1年無償保証 PC4NX1-XGA11AA10

形名	OS	CPU+ディスプレイ	メモリー	HDD	リムーバブルディスク	ネットワークデバイス	マウス/バッテリー	アプリケーション
基本モデル FLORA 250W (NX1)	[3年無償保証] PC8NX1-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1 税込 (税抜) 176,400円 (168,000円)	形名 G Intel® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) +15型 TFT(XGA) 税込 (税抜) 0円 (0円)	A 256MB (256MBx1, DDR SDRAM,PC2700) 税込 (税抜) 0円 (0円)	1 40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm) 税込 (税抜) 0円 (0円)	A CD-ROMドライブ (FDDなし) 税込 (税抜) 0円 (0円)	A 内蔵LAN (100BASE-TX対応) 税込 (税抜) 0円 (0円)	1 マウスなし 標準バッテリー(リチウムイオン) 税込 (税抜) 0円 (0円)	0 なし 税込 (税抜) 0円 (0円)
	F Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	B Intel® Celeron® M プロセッサ 370 (1.50GHz) +15型 TFT(XGA) 税込 (税抜) -31,500円 (-30,000円)	2 512MB (256MBx2, DDR SDRAM,PC2700) 税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	2 80GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm) 税込 (税抜) +25,200円 (+24,000円)	B DVD-ROM&CD-R/RWドライブ (FDDなし) 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	B マウス(USB接続、ホイール付) + 標準バッテリー(リチウムイオン) 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 *2 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)	
	H Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)		B 512MB (512MBx1, DDR SDRAM,PC2700) 税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	4 1GB (512MBx2, DDR SDRAM,PC2700) 税込 (税抜) +71,400円 (+68,000円)	C USB FDD + CD-ROMドライブ 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	D OPTICALマウス (USB接続、ホイール付き) + 標準バッテリー(リチウムイオン) 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)		
[1年無償保証] PC4NX1-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1 税込 (税抜) 170,100円 (162,000円)	G Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)							
	H Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)							

PC8NX1-X 形名 PC4NX1-X 小計(税込) _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = 合計(税込) _____

*1 電源の起動や接続方法などを記載した簡易マニュアルを添付。詳細についてはHDD内にある電子マニュアルをご参照ください。
*2 Windows® XP Home Editionではサポートしていません。



【基本モデル形名】
3年無償保証 PC8 NL5-X GN130910 / 1年無償保証 PC4NL5-XGN130910

形名	OS	CPU+ディスプレイ	メモリー	HDD	リムーバブルディスク	ネットワークデバイス	マウス/バッテリー	アプリケーション	
FLORA 210W (NL5)	基本モデル [3年無償保証] PC8NL5-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1 税込 (税抜) 213,150円 (203,000円)	Intel® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733J(1.10GHz) +12.1型TFT(XGA) G 税込 (税抜) 0円 (0円)	256MB(固定) 1 (256MBx1, DDR SDRAM,PC2700) 税込 (税抜) 0円 (0円)	40GB 3 (Ultra ATA/100, 4,200rpm, 2.5型) 税込 (税抜) 0円 (0円)	FDDなし + CD-ROMドライブなし 0 税込 (税抜) 0円 (0円)	内蔵LAN (100BASE-TX対応) 9 税込 (税抜) 0円 (0円)	マウスなし バッテリーパック(S)(リチウムイオン) 1 税込 (税抜) 0円 (0円)	なし 0 税込 (税抜) 0円 (0円)
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし F 税込 (税抜) +0円 (+0円)		512MB 2 (256MB(固定)+256MB, DDR SDRAM,PC2700) 税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	20GB 1 (Ultra ATA/100, 4,200rpm, 1.8型) 税込 (税抜) +8,400円 (+8,000円)	FDDなし + 外付け USB CD-ROMドライブ 1 税込 (税抜) +22,050円 (+21,000円)		マウスなし バッテリーパック(M)(リチウムイオン) 2 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 *2 1 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
				768MB 3 (256MB(固定)+512MB, DDR SDRAM,PC2700) 税込 (税抜) +42,000円 (+40,000円)		外付け USB FDD + CD-ROMドライブなし A 税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)		マウスなし バッテリーパック(L)(リチウムイオン) 3 税込 (税抜) +9,450円 (+9,000円)	
						外付け USB FDD + 外付け USB CD-ROMドライブ B 税込 (税抜) +28,350円 (+27,000円)		マウス(USB接続、ホイール付) バッテリーパック(S)(リチウムイオン) A 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	
	[1年無償保証] PC4NL5-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1 G 税込 (税抜) 205,800円 (196,000円)	[Intel® Celeron® M プロセッサ 超停電版373(1GHz)+[ネットワークデバイス]のセット形名			内蔵LAN (100BASE-TX対応) + モデム A 税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	マウス(USB接続、ホイール付) バッテリーパック(M)(リチウムイオン) B 税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)		
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし F 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Intel® Celeron® M プロセッサ 超停電版373(1GHz) +12.1型TFT(XGA) 2 税込 (税抜) -21,000円 (-20,000円)			内蔵LAN (100BASE-TX対応) 9 税込 (税抜) +0円 (+0円)	マウス(USB接続、ホイール付) バッテリーパック(L)(リチウムイオン) C 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)		
			Intel® Celeron® M プロセッサ 超停電版373(1GHz) +12.1型TFT(XGA) 3 税込 (税抜) -21,000円 (-20,000円)						
			[Intel® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版733J(1.10GHz)+[ネットワークデバイス]のセット形名			内蔵LAN (100BASE-TX対応) + モデム A 税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)			
			Intel® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733J(1.10GHz) +12.1型TFT(XGA) M 税込 (税抜) +0円 (+0円)						
			Intel® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 733J(1.10GHz) +12.1型TFT(XGA) N 税込 (税抜) +0円 (+0円)			内蔵LAN (100BASE-TX対応) 9 税込 (税抜) +0円 (+0円)			

PC8NL5-X 形名 PC4NL5-X 小計(税込) + + + + + + + = 合計(税込)

*1 電源の起動や接続方法などを記載した簡易マニュアルを添付。詳細についてはHDD内にある電子マニュアルをご参照ください。
*2 本体にインストールされます。再インストールには外付けドライブが必要です。

[基本モデル形名]

310W [DA7] 3年無償保証 PC8 DA7-X G3111100 / 1年無償保証 PC4DA7-XG311100
 330W [DG7] 3年無償保証 PC8 DG7-X G211B100 / 1年無償保証 PC4DG7-XG211B100

形名	OS	CPU+ディスプレイ	メモリー*2	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	その他ユニット	アプリケーション
基本モデル FLORA 310W (DA7)	[3年無償保証] PC8DA7-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1 税込 (税抜) 168,000円 (160,000円)	形名 G Intel® Celeron® D プロセッサ 335 (2.80GHz) + 15型TFTカラー液晶 税込 (税抜) 0円 (0円)	3 256MB (256MBx1,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャンネルモード対応) 税込 (税抜) 0円 (0円)	1 40GB(7,200rpm) 税込 (税抜) 0円 (0円)	1 FDD+CD-ROM 税込 (税抜) 0円 (0円)	1 キーボード (PS/2接続、109A配列)/マウス(PS/2接続、ホイール付) 税込 (税抜) 0円 (0円)	0 なし 税込 (税抜) 0円 (0円)	0 なし 税込 (税抜) 0円 (0円)
	↓	F Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	G HTテクノロジ Intel® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz *3 + 15型TFTカラー液晶 税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	3 512MB (256MBx2,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャンネルモード対応) 税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	3 80GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	7 FDD + DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	2 ハイキーボード (USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、ホイール付) 税込 (税抜) +0円 (+0円)	1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	[1年無償保証] PC4DA7-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1 税込 (税抜) 160,650円 (153,000円)	G ↓ F Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	5 Intel® Celeron® D プロセッサ 335 (2.80GHz) + 17型TFTカラー液晶 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	4 1GB (512MBx2,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャンネルモード対応) 税込 (税抜) +44,100円 (+42,000円)	4 FDD + DVDスーパードライブ 税込 (税抜) +37,800円 (+36,000円)	4 ↓ 3 ハイキーボード (USB接続、109A配列)/OPTICALマウス(USB接続、ホイール付) 税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)		

PC8DA7-X 形名 PC4DA7-X 小計(税込) _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = 合計(税込) _____

形名	OS	CPU	メモリー*2	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	その他ユニット	アプリケーション
基本モデル FLORA 330W (DG7)	[3年無償保証] PC8DG7-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり 税込 (税抜) 96,600円 (92,000円)	形名 G Intel® Celeron® D プロセッサ 330(2.66GHz) 税込 (税抜) 0円 (0円)	2 256MB (256MBx1,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャンネルモード対応) 税込 (税抜) 0円 (0円)	1 40GB(7,200rpm) 税込 (税抜) 0円 (0円)	1 FDD+CD-ROM (最大48倍速) 税込 (税抜) 0円 (0円)	B キーボード(PS/2接続、109A配列)/マウス(PS/2接続、ホイール付) 税込 (税抜) 0円 (0円)	0 なし 税込 (税抜) 0円 (0円)	0 なし 税込 (税抜) 0円 (0円)
	↓	F Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	4 Intel® Celeron® D プロセッサ 335(2.80GHz) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	2 512MB (256MBx2,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャンネルモード対応) 税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	2 80GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	E FDD +DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	2 ハイキーボード(USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、ホイール付) 税込 (税抜) +0円 (+0円)	1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 *4 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	[1年無償保証] PC4DG7-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1 税込 (税抜) 0円 (88,000円)	G ↓ F Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	H Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)	4 ↓ H Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)	4 1GB (512MBx2,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャンネルモード対応) 税込 (税抜) +44,100円 (+42,000円)		3 ハイキーボード(USB接続、109A配列)/OPTICALマウス(USB接続、ホイール付) 税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)	

PC8DG7-X 形名 PC4DG7-X 小計(税込) _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = 合計(税込) _____

*1 電源の起動や接続方法など記載した簡易マニュアルを添付。詳細については、HDD内にある電子マニュアルをご参照ください。
 *2 弊社サポートの同形名のメモリー2枚搭載した場合、デュアル・チャンネル・モードで動作可能となり、1枚搭載時より高速処理が実現できるようになります。最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合は動作保証対象外となります。Intel® Celeron® D プロセッサ搭載時はPC2700での動作となります。

*3 ハイパー・スレディング・テクノロジーはWindows® XPでのみ動作します。*4 Windows® XP Home Editionではサポートしていません。
 小計、合計金額は税込価格で計算してください。価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。

[基本モデル形名] **3年無償保証 PC8 DG9-X GA1AA110 / 1年無償保証 PC4DG9-XGA1AA110**

形名	OS	CPU	メモリー*3	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	その他ユニット(シリアル/パラレル/セキュリティチップ)	アプリケーション	
FLORA 330W (DG9)	[3年無償保証] PC8DG9-X	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1	HTテク/インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)*2	256MB (256MBx1, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	40GB(7,200rpm)	FDD+CD-ROM(最大24倍速)	キーボード(PS/2接続、109A配列)/マウス(PS/2接続、有線付)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2	なし
		税込 (税抜) 122,850円 (117,000円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)
		Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	HTテク/インテル® Pentium® 4 プロセッサ 640 (3.20GHz)*2*4	512MB (256MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	40GB(7,200rpm)	薄型FDD + 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	キーボード(USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、有線付)*5	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2	Microsoft® Office Personal Edition 2003
		税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +8,400円 (+8,000円)	税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
		Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	HTテク/インテル® Pentium® 4 プロセッサ 650 (3.40GHz)*2	1GB (512MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	80GB(7,200rpm)	DVDスーパ-マルチドライブのみ(トレイ)	キーボード(USB接続、109A配列)/OPTICALマウス(USB接続、有線付)*5	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2	
		税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	税込 (税抜) +44,100円 (+42,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +18,900円 (+18,000円)	税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)	税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)	
		Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1		2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	160GB(7,200rpm)			シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2	
		税込 (税抜) 117,600円 (112,000円)		税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)		税込 (税抜) +0円 (+0円)	
		Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし			80GB(7,200rpm)			シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2	
		税込 (税抜) +0円 (+0円)			税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)			税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)	
		[1年無償保証] PC4DG9-X			160GB(7,200rpm)			シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)+セキュリティチップ、PCI空きx2*4	
		税込 (税抜) +0円 (+0円)			税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)			税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	

PC8DG9-X 形名 PC4DG9-X 小計(税込) _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = 合計(税込) _____

HDD・リムーバブルドライブ・シリアル/パラレル/セキュリティチップ 搭載構成


[PCI 2スロット空きの構成]



3.5型:空きなし
5.25型: FDD+CD-ROM or FDD+薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ or DVDスーパ-マルチドライブ

シリアル(標準)
パラレル or シリアル&パラレル (各PCIx1)
PCIx2:空き


[PCI'イ(スロットなし)の構成]



3.5型:FDD
5.25型: DVDスーパ-マルチドライブ

パラレル(PCIx1)
PCI'イ
シリアル(標準)

[160GB(80GB+増設80GB)/PCI'イ(スロットなし)の構成]



3.5型:空きなし
5.25型: 薄型FDD+薄型CD-ROM or 薄型FDD+薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ or DVDスーパ-マルチドライブ

シリアル(標準)
パラレル(PCIx1)
PCI'イ

*1 電源の起動や接続方法など記載した簡易マニュアルを添付。詳細については、HDD内にある電子マニュアルをご参照ください。
*2 ハイパー・スレディング・テクノロジーはWindows® XPでのみ動作します。
*3 弊社サポートの同形名のメモリー2枚搭載した場合、デュアル・チャネル・モードで動作可能となり、1枚搭載時より高速処理が実現できるようになります。最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合は動作保証対象外となります。
*4 2005年12月14日よりサポート予定。
*5 2005年12月20日よりサポート予定。

小計、合計金額は税込価格で計算してください。価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。

【基本モデル形名】
3年無償保証 PC8DE8-XGD111120 / 1年無償保証 PC4DE8-XGD111120

形名	OS	CPU	メモリー*2	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	その他	アプリケーション	
基本モデル [3年無償保証] PC8DE8-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1	HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ630 (3GHz)*3	256MB (256MBx2,PC2-4200,DDR2 SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	40GB(7,200rpm)	FDD + CD-ROM(最大48倍速)	キーボード (PS/2接続、109A配列)/マウス(PS/2接続、ホイール付)	シリアルx1(標準装備)、パラレルx1(D-フロッピーディスク)	なし	
	税込 (税抜) 128,100円 (122,000円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	
FLORA 350W (DEB)	[1年無償保証] PC4DE8-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	インテル® Celeron® D プロセッサ331 (2.66GHz)	512MB (256MBx2,PC2-4200,DDR2 SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	40GB(7,200rpm)	キーボード (USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、ホイール付)	シリアルx1(標準装備)	Microsoft® Office Personal Edition 2003	
		税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) -25,200円 (-24,000円)	税込 (税抜) +17,850円 (+17,000円)	税込 (税抜) 0円 (+0円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)	
		HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ640 (3.20GHz)*3	1GB (512MBx2,PC2-4200,DDR2 SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	80GB(7,200rpm)	キーボード (USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、ホイール付)	シリアルx1(標準装備)、シリアル&パラレルx1(PCIスロットx1)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)
		税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +52,500円 (+50,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	
		HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ660 (3.60GHz)*3	2GB (1GBx2,PC2-4200,DDR2 SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	160GB(7,200rpm)	キーボードなし/マウスなし	シリアルx1(標準装備)、DVI®-D x1(DVI-D x 1.5-Video出力 x 1.0-フロッピーディスクスロット)、シリアル&パラレルx1(PCIスロットx1)	税込 (税抜) +55,650円 (+53,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)
		税込 (税抜) +55,650円 (+53,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) -5,250円 (-5,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +16,800円 (+16,000円)	税込 (税抜) +4,200円 (+4,000円)	
	[1年無償保証] PC4DE8-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1	インテル® Pentium® 4 プロセッサ640 (3.20GHz)*3	1GB (512MBx2,PC2-4200,DDR2 SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	80GB(7,200rpm)	3.5型: FDD スリム型: 空 5.25型: DVDスーパ-マルチドライブ(トレイ)	キーボード (USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、ホイール付)	シリアルx1(標準装備)、シリアル&パラレルx1(PCIスロットx1)	Microsoft® Office Personal Edition 2003
			税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +52,500円 (+50,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	インテル® Pentium® 4 プロセッサ660 (3.60GHz)*3	2GB (1GBx2,PC2-4200,DDR2 SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	160GB(7,200rpm)	3.5型: FDD スリム型: 空 5.25型: DVDスーパ-マルチドライブ(トレイ)	キーボードなし/マウスなし	シリアルx1(標準装備)、DVI®-D x1(DVI-D x 1.5-Video出力 x 1.0-フロッピーディスクスロット)、シリアル&パラレルx1(PCIスロットx1)	Microsoft® Office Personal Edition 2003
			税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +52,500円 (+50,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) -5,250円 (-5,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	インテル® Pentium® 4 プロセッサ660 (3.60GHz)*3	2GB (1GBx2,PC2-4200,DDR2 SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	160GB(7,200rpm)	3.5型: RAID(80GB) スリム型: 空 5.25型: 薄型FDD+薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	キーボードなし/マウスなし	シリアルx1(標準装備)、RADEON™ X300SEx1(D-フロッピーディスクスロット)、シリアル&パラレルx1(PCIスロットx1)	Microsoft® Office Personal Edition 2003
			税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +52,500円 (+50,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) -5,250円 (-5,000円)	税込 (税抜) +16,800円 (+16,000円)	税込 (税抜) +4,200円 (+4,000円)

PC8DE8-X
形名 PC4DE8-X
小計(税込) _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ = 合計(税込)

*1 電源の起動や接続方法など記載した簡易マニュアルを添付。詳細については、HDD内にある電子マニュアルをご参照ください。 *2 弊社サポートの同形名のメモリー2枚搭載した場合、デュアルチャネルモードで動作可能となり、1枚搭載時より高速処理が実現できるようになります。最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合は動作保証対象外となります。インテル® Celeron® D プロセッサ搭載時はPC2700での動作になります。 *3 ハイパー・スレッディング・テクノロジーはWindows® XPでのみ動作します。 *4 RAIDモデルでの選択はできません。

その他ユニット(シリアル/パラレル/DVI®-D/グラフィックボード/セキュリティチップ)搭載構成

セキュリティチップ非搭載

形名: PC*DE8-*****_*

形名 [その他ユニット]	その他ユニット				背面図	形名 [その他ユニット]	その他ユニット				背面図
	マザーボード 追加	マザーボード 固定	ロープロファイルスロット	PCI スロット			マザーボード 追加	マザーボード 固定	ロープロファイルスロット	PCI スロット	
2 (標準)	シリアルx1	パラレルx1				4	シリアルx1	DVI-Dx1			
1	シリアルx1		シリアル&パラレルx1			5	シリアルx1	DVI-Dx1	シリアル&パラレルx1		
3	シリアルx1		シリアルx1			6	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1			
0	シリアルx1					7	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1	シリアル&パラレルx1		

セキュリティチップ搭載

形名: PC*DE8-*****_*

形名 [その他ユニット]	その他ユニット				背面図	形名 [その他ユニット]	その他ユニット				背面図
	マザーボード 追加	マザーボード 固定	ロープロファイルスロット	PCI スロット			マザーボード 追加	マザーボード 固定	ロープロファイルスロット	PCI スロット	
8	セキュリティチップ	シリアルx1				C	セキュリティチップ	シリアルx1	DVI-Dx1		
9	セキュリティチップ	シリアルx1		シリアル&パラレルx1		D	セキュリティチップ	シリアルx1	DVI-Dx1	シリアル&パラレルx1	
A	セキュリティチップ	シリアルx1	パラレルx1			E	セキュリティチップ	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1		
B	セキュリティチップ	シリアルx1				F	セキュリティチップ	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1	シリアル&パラレルx1	

小計、合計金額は税込価格で計算してください。 価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。 搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。 その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。

日立がビジネスシーンにおすすめするWindows® XP Professional

主なオプション [システム装置(本体)とは別梱包となります。]

品名	形名	希望小売価格 税込 (税抜)	270W NE1	270W NB8	250W NX1	220W NC3	220W NC4	210W NL5	310W DA7	330W DG9	330W DG7	350W DE8	概略仕様
液晶ディスプレイ													
15型TFTカラー液晶	PC-DT3158	49,350円 (47,000円)											XGA(1024×768ドット),VESAマウント対応,710g/1/F,省電力対応,ヒートパイプ内蔵
17型TFTカラー液晶	PC-DT3171	54,600円 (52,000円)											SXGA(1280×1024ドット),VESAマウント対応,710g/1/F,省電力対応
17型TFTカラー液晶	PC-DT3172	73,500円 (70,000円)				*1	*1	*1	*1				SXGA(1280×1024ドット),USB1.1機能内蔵(USB1.1準拠),VESAマウント対応,710g/1/F,省電力対応,ヒートパイプ内蔵
19型TFTカラー液晶	PC-DT3192	94,500円 (90,000円)											SXGA(1280×1024ドット),VESAマウント対応,710g/1/F,省電力対応,ヒートパイプ内蔵
CRTディスプレイ													
17型カラーマルチスキャン	PC-DC7104	36,750円 (35,000円)											17型カラーマルチスキャン,640×480ドット-1280×1024(60Hz)ドット,省電力対応
メモリー													
メモリーボード													
メモリーボード	PC-MK7265	45,150円 (43,000円)											256MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7518	90,300円 (86,000円)											512MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7268	45,150円 (43,000円)											256MB, DDR SDRAM,PC2700(NC4接続時はPC2100で動作)
	PC-MK7521	90,300円 (86,000円)											512MB, DDR SDRAM,PC2700(NC4接続時はPC2100で動作)
	PC-MK7266	45,150円 (43,000円)											256MB, DDR SDRAM,PC2100
	PC-MK7519	90,300円 (86,000円)											512MB, DDR SDRAM,PC2100
	PC-MK7269	45,150円 (43,000円)											256MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7522	90,300円 (86,000円)											512MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7272	45,150円 (43,000円)											256MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7525	90,300円 (86,000円)											512MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MB4256Q	29,400円 (28,000円)											256MB DDR SDRAM DIMM(PC3200,リリテなし)
	PC-MB4512Q	58,800円 (56,000円)											512MB DDR SDRAM DIMM(PC3200,リリテなし)
	PC-MB5256B	29,400円 (28,000円)											256MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB5512B	58,800円 (56,000円)											512MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB51024B	117,600円 (112,000円)											1GB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB4256S	29,400円 (28,000円)											256MB DDR SDRAM DIMM(PC3200,リリテなし)
	PC-MB4512S	58,800円 (56,000円)											512MB DDR SDRAM DIMM(PC3200,リリテなし)
	PC-MB5256A	29,400円 (28,000円)											256MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB5512A	58,800円 (56,000円)											512MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB51024A	117,600円 (112,000円)											1GB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)

品名	形名	希望小売価格 税込 (税抜)	270W NE1	270W NB8	250W NX1	220W NC3	220W NC4	210W NL5	310W DA7	330W DG9	330W DG7	350W DE8	概略仕様
USBベイキーボード専用デバイス													
スマートカードリーダー/ライター	PC-KC5300A	14,175円 (13,500円)											USB I/F接続,ISO7816準拠(MULTOSカード対応)*2,レザークリアコート加工
入力装置													
マウス													
マウス	PC-KM1300	5,250円 (5,000円)											PS/2ホイールマウス、ケーブル長:1m*3
	PC-KM5430	5,250円 (5,000円)											USBホイールマウス、ケーブル長:1m
	PC-KM5450	6,300円 (6,000円)											オプティカルマウス、光学センサ、解像度400dpi、USB接続、ホイール付き、ケーブル長:1m
	PC-KM5220	5,250円 (5,000円)											ホイールマウス、PS/2インタフェース接続、ケーブル長:1.85m
テンキーボード													
テンキーボード	PC-KB3420	11,025円 (10,500円)											17キー、PS/2インタフェース接続、マウスインターフェイス付(PS/2)、ケーブル長:0.5m
	PC-KB3450	11,025円 (10,500円)											17キー、USBインタフェース接続、マウスインターフェイス付(USB)、ケーブル長:0.5m
磁気カードリーダー													
磁気カードリーダー	PC-KC1100	47,250円 (45,000円)											JIS-X6301/6302準拠、銀行カード読み取り不可、別途ソフトウェアが必要(PC-LR1111)が必要

品名	形名	希望小売価格 税込 (税抜)	270W NE1	270W NB8	250W NX1	220W NC3	220W NC4	210W NL5	310W DA7	330W DG9	330W DG7	350W DE8	概略仕様
ファイル装置(内蔵)													
CD-ROMドライブユニット													
CD-ROMドライブユニット	PC-UC6660	10,500円 (10,000円)											CD-ROMを搭載していないモデル用、質量:約210g
	PC-UC6740	10,500円 (10,000円)											読み出し最大:CD-ROM/RW 24倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-RAM 2倍速、(DVD再生ソフト対応)書き込み最大:CD-R 24倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速、Ultra Speed CD-RW 24倍速(スリットレス防止機能付、3ヶ月保証)、質量:約275g
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ													
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	PC-UC6670	26,250円 (25,000円)											読み出し最大:CD-ROM/RW 24倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-RAM 2倍速、(DVD再生ソフト対応)書き込み最大:CD-R 24倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速、Ultra Speed CD-RW 24倍速(スリットレス防止機能付、3ヶ月保証)、質量:約210g
	PC-UC6751	26,250円 (25,000円)											読み出し最大:CD-ROM/RW 24倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-RAM 2倍速、(DVD再生ソフト対応)書き込み最大:CD-R 24倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速、Ultra Speed CD-RW 24倍速(スリットレス防止機能付、3ヶ月保証)、質量:約240g
DVDスーパーマルチドライブ													
DVDスーパーマルチドライブ	PC-UC6681	52,500円 (50,000円)											読み出し最大:CD-ROM/RW 24倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-RAM 2倍速、(DVD再生ソフト対応)書き込み最大:CD-R 24倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速、Ultra Speed CD-RW 24倍速(スリットレス防止機能付、3ヶ月保証)、質量:約240g
	PC-UC6735	52,500円 (50,000円)											読み出し最大:CD-ROM/RW 24倍速、CD-RW 12倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-R/RW 4倍速、DVD-RAM 2倍速、(DVD再生ソフト対応)書き込み最大:CD-R 24倍速、CD-RW 4倍速、High Speed CD-RW 10倍速、Ultra Speed CD-RW 24倍速(スリットレス防止機能付、3ヶ月保証)、質量:約230g
セカンドHDD													
セカンドHDD	PC-UH4010	58,800円 (56,000円)											ファイルベイ搭載 60GB、質量:約175g

*1 710g接続のみ、デジタル(DVI)接続はサポートしません。*2 スマートカード(PC-AZ2100(Standard 9対応))は使用できません。*3 PS/2マウスを主にご使用される場合は、本体に付属されているホイールマウスをインストールすることを推奨いたします。なお、この場合内蔵ホイールマウスの一部の機能が制限されます。*4 Windows® XP SP2ではWindowsファイアウォールの影響を受けてプログラムによっては使用できなくなる場合があります。詳細についてはホームページ <http://www.hitachi.co.jp/printer/> をご確認ください。*5 USBまたはLAN経由で接続してください。*6 LAN経由で接続してください。プリンタによってはLANアダプタの増設が必要です。*7 PCにレザークリアコートが搭載されていることが条件となります。

主なオプション [システム装置(本体)とは別梱包となります。]

品名	形名	希望小売価格 税込 (税抜)	270W NE1	270W NB8	250W NX1	220W NC3	220W NC4	210W NL5	310W DA7	330W DG9	330W DG7	350W DE8	概略仕様
ファイル装置(外付け)													
USB FDD	PC-UF2231	8,820円 (8,400円)											外付けFDD,3.5型USB I/F接続
USB CD-ROMドライブ	PC-FC2100	22,050円 (21,000円)											外付けCD-ROM,USB I/F接続,6倍速,USBスリットレス駆動(ACアダプター不要)
USB DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	PC-FV8100	33,600円 (32,000円)											読み出し最大:CD-ROM/RW 20倍速、DVD-ROM 6倍速、DVD-RAM 2倍速、DVD-R/RW 4倍速、(DVD再生ソフト対応)書き込み最大:CD-R 8倍速、CD-RW 8倍速、(スリットレス防止機能付、3ヶ月保証)
アクセサリ													
バッテリーパック													
バッテリーパック	PC-AB7400	12,600円 (12,000円)											標準バッテリー(リチウムイオン)、質量:約290g
	PC-AB7410	14,700円 (14,000円)											大容量バッテリー(リチウムイオン)、質量:約435g
	PC-AB7800	12,600円 (12,000円)											標準バッテリー(リチウムイオン)、質量:約330g
	PC-AB7810	14,700円 (14,000円)											大容量バッテリー(リチウムイオン)、質量:約490g
	PC-AB7900	12,600円 (12,000円)											標準バッテリー(リチウムイオン)、質量:約275g
	PC-AB7510	15,750円 (15,000円)											バッテリー(S)(リチウムイオン)、質量:約320g
	PC-AB7520	26,250円 (25,000円)											バッテリー(L)(リチウムイオン)、質量:約460g
	PC-AB7300	10,500円 (10,000円)											バッテリーパック(S):リチウムイオン、質量:約175g
	PC-AB7310	21,000円 (20,000円)											バッテリーパック(M):リチウムイオン、質量:約315g
	PC-AB7320	31,500円 (30,000円)											バッテリーパック(L):リチウムイオン、質量:約460g
ウェイトセーバー													
ウェイトセーバー	PC-AJ2700	1,050円 (1,000円)											ウェイトセーバー(マルチバーンスベイ用ガミケース)
	PC-AJ2600	1,050円 (1,000円)											ウェイトセーバー(ファイルベイ用ガミケース)
ダミーバッテリー													
ダミーバッテリー	PC-AE3710	1,050円 (1,000円)											ダミーバッテリーケース
	PC-AE4000	1,050円 (1,000円)											ダミーバッテリーケース
	PC-AE4020	1,050円 (1,000円)											ダミーバッテリーケース
ACアダプタ													
ACアダプタ	PC-AP7400	7,350円 (7,000円)											AC100V 50/60Hz用ACアダプタ(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W49.5×D114.5×H29.0mm(突起部含まず)、質量:約270g(ACアダプタ含まず)
	PC-AP7200	7,350円 (7,000円)											AC100V 50/60Hz用ACアダプタ(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W49.5×D114.5×H29.0mm(突起部含まず)、質量:約260g(ACアダプタ含まず)
	PC-AP7500	7,350円 (7,000円)											AC100V 50/60Hz用ACアダプタ(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W40×D93×H27.7mm(突起部含まず)、質量:約210g(ACアダプタ含まず)
	PC-AP7800	7,350円 (7,000円)											AC100V 50/60Hz用ACアダプタ(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W47×D108×H30mm(突起部含まず)、質量:約230g(ACアダプタ含まず)
カーシガレットアダプタ & ケーブル													
カーシガレットアダプタ & ケーブル	PC-AP6060	15,750円 (15,000円)											車のシガレットアダプタ専用電源アダプタ(12V車専用、充電専用)カーシガレットアダプタケーブル(PC-LG2220,PC-LG2230)が必要です。
	PC-LG2220	2,100円 (2,000円)											220W(NC3)用:カーシガレットアダプタ専用ケーブル
	PC-LG2230	2,100円 (2,000円)											210W(NL5)用:カーシガレットアダプタ専用ケーブル
モノクロページプリンタ													
Prinfina LASER BX2180	PC-PL2180	104,790円 (99,800円)	*4	*4	*4*5	*4*5	*4*5	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	レーザープリンタA4サイズ、24枚/分(A4縦)、300/600dpi(300/600/2,400dpi相当)、PsofScript3 互換、無償保証期間:12ヶ月
Prinfina LASER BX2650	PC-PL2650	165,900円 (158,000円)	*4	*4	*4*5	*4*5	*4*5	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	レーザープリンタA3サイズ、30枚/分(A4横)、300/600/1,200dpi(1,200/2,400dpi相当)、LIPS、無償保証期間:12ヶ月
BEAMSTAR-M7350	PC-PL7350B	250,950円 (239,000円)	*4	*4	*4*6	*4*6	*4*6	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	レーザープリンタA3サイズ、35枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.2段キット、8枚ファンクションキット搭載不可、無償保証期間:6ヶ月
	PC-PL7350T	496,650円 (473,000円)	*4	*4	*4*6	*4*6	*4*6	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	レーザープリンタA3サイズ、35枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.2段キット、8枚ファンクションキット搭載不可、無償保証期間:6ヶ月
BEAMSTAR-M7450	PC-PL7450B	452,550円 (431,000円)	*4	*4	*4*6	*4*6	*4*6	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	レーザープリンタA3サイズ、45枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.2段キット、8枚ファンクションキット搭載不可、無償保証期間:6ヶ月
	PC-PL7450T	636,300円 (606,000円)	*4	*4	*4*6	*4*6	*4*6	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	レーザープリンタA3サイズ、45枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.2段キット、8枚ファンクションキット搭載不可、無償保証期間:6ヶ月
カラーページプリンタ													
Prinfina COLOR CX	PC-PK4720N	312,900円 (298,000円)	*4	*4	*4*6	*4*6	*4*6	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	Prinfina COLOR CX4720,A3サイズ(長尺紙1200mm),600dpi(960dpi相当),カラー-23枚/分(A4横),モノクロ:29枚/分(A4横),(ESC/P・ESC/Page 201H)・拡張プリント、無償保証期間:6ヶ月
Prinfina COLOR CX	PC-PK4730N	470,400円 (448,000円)	*4	*4	*4*6	*4*6	*4*6	*4	*4*7	*4	*4*7	*4	Prinfina COLOR CX4730,A3サイズ(長尺紙1200mm),600dpi(960dpi相当),カラー-31枚/分(A4横),モノクロ:36枚/分(A4横),(ESC/P・ESC/Page 201H)・拡張プリント、無償保証期間:6ヶ月
Prinfina COLOR CX	PC												

日立がビジネスシーンにおすすめするWindows® XP Professional

主なオプション [システム装置(本体)とは別梱包となります。]

品名	形名	希望小売価格		270W	270W	250W	220W	220W	210W	310W	330W	330W	350W	概略仕様
		税込	(税抜)	NE1	NB8	NX1	NC3	NC4	NL5	DA7	DG9	DG7	DE8	
ソフトウェア														
JP1/NETM/DM Client FLORA Edition	PCS-SDNJL904	3,150円	(3,000円)											1年無償保証モデル用(3年無償保証モデルは標準添付)
	PCS-SDNJH910	3,150円	(3,000円)											1年無償保証モデル用(3年無償保証モデルは標準添付)
	PCS-SDNJH915	3,150円	(3,000円)											1年無償保証モデル用(3年無償保証モデルは標準添付)
	PCS-SDNJH911	3,150円	(3,000円)									* 1</td <td></td> <td>1年無償保証モデル用(3年無償保証モデルは標準添付)</td>		1年無償保証モデル用(3年無償保証モデルは標準添付)
	PCS-SDNJH912	3,150円	(3,000円)											1年無償保証モデル用(3年無償保証モデルは標準添付)
CLEAR-DA	10ライセンスパッケージ	PCS-VSU7A119	6,300円	(6,000円)			*2	*2	*2					[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・BIOSからアクセス可能なIDE/EIDE HDD,SCSI HDDのデータ消去が可能。・ハードディスク全領域消去のほかにパーティション消去に対応。・FDによる製品提供・10/50/100ライセンスをラインアップ。
	50ライセンスパッケージ	PCS-VSU7A120	31,500円	(30,000円)			*2	*2	*2					
	100ライセンスパッケージ	PCS-VSU7A121	63,000円	(60,000円)			*2	*2	*2					
CLEAR-DA RAID	2ライセンスパッケージ	PCS-VSU7A263	5,250円	(5,000円)										[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・BIOSからアクセス可能なIDE/EIDE HDD,SCSI HDDのデータ消去が可能。・ハードディスク全領域消去のほかにパーティション消去に対応。・FDによる製品提供・10/50/100ライセンスをラインアップ。
	5ライセンスパッケージ	PCS-VSU7A264	11,550円	(11,000円)										
CLEAR-DA CD Pro	ライセンス制限なし	PCS-VSU7A300	31,500円	(30,000円)						*3				[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・CLEAR-DAのCD-ROM版。FD無しでも動作可能。・Windows上で動作する「Windows Type」同梱。消去できるディスクの種類が大幅増加。・CD-ROMによる製品提供・ライセンス制限なし。
	10ライセンスパッケージ	PCS-VSU7A298	10,500円	(10,000円)			*2	*2	*2					[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・PCリサイクルに威力を発揮するハードウェアの異常を検知する診断機能。・ハードウェアの構成情報を取得する構成取換機能。・BIOSからアクセス可能なIDE/EIDE HDD,SCSI HDDのデータ消去が可能。・FDによる製品提供。・10/50ライセンスをラインアップ。
CLEAR-DA プラス	50ライセンスパッケージ	PCS-VSU7A299	52,500円	(50,000円)			*2	*2	*2					
	Phoenix Recover Pro 2004	PCS-SDBFL800	3,150円	(3,000円)										データのバックアップソフトウェア

接続確認済み製品

品名	形名 (メーカー型番)*4	希望小売価格		270W	270W	250W	220W	220W	210W	310W	330W	330W	350W	概略仕様
		税込	(税抜)	NE1	NB8	NX1	NC3	NC4	NL5	DA7	DG9	DG7	DE8	
液晶ディスプレイ														
20.1型TFT液晶	PCH-HS2000046401 (RD1202H)	オープン												[日立FLORA用]20.1型TFT, UXGA(1,600x1,400ドット)
CRTディスプレイ														
22型ダイヤモンドロン	PCH-HS20H0000768 (RDF223G)	260,400円	(248,000円)											[日立FLORA用]22型ダイヤモンドロンM2
無線LAN機器														
IEEE802.11a/b/g アクセスポイント ORINOCO AP-700	PCH-HS1010005659 (P867500-00)	68,040円	(64,800円)		*5	*5				*6	*6		*6	技術的なお問い合わせ 株式会社 日立システムアンドサービスネットワーク営業部 TEL.03-6718-5771 E-mail:wlan@hitachi-system.co.jp
IEEE802.11a/b/g PCカード ORINOCO 11a/b/g ComboCard Gold	PCH-HS20G0001326 (P848000-00)	16,590円	(15,800円)											
IEEE802.11a/b/g PCカード ORINOCO 11a/b/g PCI card Gold	PCH-HS2000047756 (P848200-00)	16,590円	(15,800円)											

*1 Windows® XP Home Editionモデルを除く。 *2 外付けUSB FDDが必要です。 *3 外付けUSB CD-ROMドライブが必要です。 *4 本製品はメーカー型番で納品されます。 *5 「ORINOCO 11a/b/g ComboCard GOLD」が必要です。 *6 「ORINOCO 11a/b/g PCI card GOLD」が必要です。

小計、合計金額は税込価格で計算してごさい。 価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。 搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。 その他のカスタマイズにつきましては、弊社営業にご相談ください。

・Intel PentiumおよびCeleronは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。 ・Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ・PostScriptは、米国Adobe System, Inc.が開発した言語仕様ならびに登録商標です。 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Microsoft® Office 2003 Edition プレインストールモデル提供サービス

品名	形名	希望小売価格		270W	270W	250W	220W	220W	210W	310W	330W	330W	350W	概略仕様
		税込	(税抜)	NE1	NB8	NX1	NC3	NC4	NL5	DA7	DG9	DG7	DE8	
Open License Express *1	Office Professional Enterprise Edition 2003	SD-41C4-MSOFPRO	55,965円	(53,300円)			-	-	-	-				ソフトウェア、お客さま登録を事前に行い、ライセンス提供、ソフトウェアのインストール、ディスクの提供を行います。ライセンスは事前に登録してあるため、PCを買い換えた場合でもスムーズに作業が行えます。
	Office Standard Edition 2003	SD-41C4-MSOFSTD	49,035円	(46,700円)			-	-	-	-				
プレインストール *2	Office Professional Enterprise Edition 2003	SD-41C4-PKOFPRO	63,000円	(60,000円)			-	-	-	-				ソフトウェア、お客さま登録を不要なパッケージ版をご提供。PC導入後、迅速に作業が行えます。
	Office Personal Edition 2003	各製品ページ参照	23,100円	(22,000円)										カスタマイズ対応にてプレインストールしてご提供。

*1 Microsoft® Open License Expressに基づき提供します。ご購入の前に「Open License Express ご注意事項」を必ずお読みください。

Microsoft Office 2003 Editions ラインアップ

	Office Word 2003	Office Excel 2003	Office Outlook® 2003	Office PowerPoint® 2003	Office Access 2003	Office Publisher 2003	Office InfoPath™ 2003	HomeStyle+
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 *1								
Microsoft® Office Standard Edition 2003 *2					-	-	-	-
Microsoft® Office Personal Edition 2003 *3					-	-	-	-

*1 Open License Express、または、パッケージ版にてご提供。 *2 Open License Expressにてご提供。 *3 カスタマイズ対応のプレインストールにてご提供。

【 Open License Express ご注意事項 】

Microsoft® Open License Express

本製品で提供されるMicrosoft Office 2003は、Microsoft Open License Expressというソフトウェアライセンスプログラムにて提供されます。Open License Expressとは、パソコンソフトウェアを一括購入、および管理されるお客さまに最適なライセンスモデルです。本製品の使用条件は「マイクロソフト製品使用権限書」に規定されています。お客さまはご自身の内容に同意することにより、ソフトウェアの使用権(ライセンス)を取得できるようになります。必ずご確認ください。Microsoft® Open License Expressの情報は、以下のWebサイトにてご覧いただけます。
<http://www.microsoft.com/japan/licensing/openexpress/>

ライセンス認証番号とライセンス番号

Microsoft® Open License Expressのお客さまには、ライセンス認証番号とライセンス番号が発行されます。ライセンス認証番号は、お客さまのOpen License Expressの基本となる契約番号です。ライセンス番号は、お客さまの購入ごとに発行される番号です。お客さまは初回購入後2年間、同じライセンス認証番号に基づいて追加ライセンスを購入することができます。ライセンス認証番号とライセンス番号は、お客さまに届けられる発注確認書上に記載されています。ライセンス認証番号とライセンス番号は、お客さまがOpenのWebにアクセスしてライセンスを管理するために必要となりますので、機密情報として取り扱ってください。

使用許諾契約書の確認

本製品納入後、Open License Expressでは、PC本体と共にお客さまのお手元へ届けられている発注確認書情報をもとに、eOpenのWebサイト (<https://eopen.microsoft.com/JP/>) にアクセスしていただき、Web上で「使用許諾契約書」を確認していただきます。


お客さま情報の取り扱い

Microsoft® Open License Expressで購入いただく場合には、事前に弊社を通じてマイクロソフト社に、お客さま情報を登録する必要があります。弊社担当営業がお渡しする「オープンライセンスエクスプレス申込書」に、お客さま情報をご記入の上、弊社担当営業まで提出願います。本申込書の記載内容にてマイクロソフト社が定めるOpen License Expressの規定に従い、同社にライセンス申請(お客さま情報の登録)をいたします。

・マイクロソフト社 プライバシーに関する声明
<http://eopen.microsoft.com/w3c/policyJP.htm>

添付品について

Microsoft® Office 2003がプレインストールされたPC本体に、再インストールに使用するCD-ROMを1枚添付します。再インストールを行う場合は、マイクロソフト社のeOpenのWebサイトにアクセスし、ボリュームライセンスプロダクトキーを参照する必要があります。eOpenのWebにアクセスするためのライセンス認証番号とライセンス番号は、PC本体に同梱される発注確認書に記載されています。アクセス方法は、再インストールに使用するCD-ROMのパッケージに記載されています。



安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



インターネットプラットフォーム事業部
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号(新大手ビル) (03)4232-5076(ダイヤルイン)

北海道支社(011)261-3131 横浜支社(045)451-5000 中部支社(052)243-3111 四国支社(087)831-2111
東北支社 (022)223-0121 北陸支社(076)433-8511 関西支社(06)6616-1111 九州支社(092)852-1111
関東支社 (03)3212-1111 # (情報関係)(076)263-0551 中国支社(082)541-4111

・記載されている製品の内容、仕様は2005年10月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真とは出荷時のものと異なる場合があります。
・本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
・本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。