

# 日立がお勧めするWindows® XP Professional

主なオプション [ システム装置(本体)とは別梱包となります。 ]

品名	形名	希望小売価格		270W NB9	250W NX1	210W NL6	310W DA8	330W DG9	330W DG7	350W DE9	概略仕様	
		税込	(税抜)									
<b>ソフトウェア</b>												
JP1/NETM/DM Client FLORA Edition	PCS-SDNJL904	3,150円	(3,000円)									1年無償保証メモリ用(3年無償保証メモリは標準添付)
	PCS-SDNJH914	3,150円	(3,000円)									1年無償保証メモリ用(3年無償保証メモリは標準添付)
	PCS-SDNJH915	3,150円	(3,000円)									1年無償保証メモリ用(3年無償保証メモリは標準添付)
	PCS-SDNJH911	3,150円	(3,000円)							*1		1年無償保証メモリ用(3年無償保証メモリは標準添付)
	PCS-SDNJH916	3,150円	(3,000円)									1年無償保証メモリ用(3年無償保証メモリは標準添付)
CLEAR-DA	10テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A119	6,300円	(6,000円)								[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・BIOSからアクセス可能なIDE/EIDE HDD.SCSI HDDのデータ消去が可能。・ハードディスク全領域消去のほかにパーティション消去に対応。・FDによる製品提供。・10/50/100テラbytesをラインアップ。
	50テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A120	31,500円	(30,000円)								
	100テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A121	63,000円	(60,000円)								
CLEAR-DA RAID	2テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A263	5,250円	(5,000円)								[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・BIOSからアクセス可能なIDE/EIDE HDD.SCSI HDDのデータ消去が可能。・ハードディスク全領域消去のほかにパーティション消去に対応。・FDによる製品提供。・10/50/100テラbytesをラインアップ。
	5テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A264	11,550円	(11,000円)								
	10テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A265	22,050円	(21,000円)								
CLEAR-DA CD Pro	ライセンス制限なし	PCS-VSU7A300	31,500円	(30,000円)								[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・CLEAR-DAのCD-ROM版。FD無しメモリメモリにも適用可能。・Windows上で動作するWindows Type)同梱。消去できるデータの種類が大幅増加。・CD-ROMによる製品提供。・ライセンス制限なし。
CLEAR-DA プラス	10テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A298	10,500円	(10,000円)								[HDDデータ消去ユーティリティ(RAID非サポート)]・PCIサイクルに威力を発揮するハードウェアの異常を検知する診断機能。・ハードウェアの構成情報を取得する構成読取機能。・BIOSからアクセス可能なIDE/EIDE HDD.SCSI HDDのデータ消去が可能。・FDによる製品提供。・10/50テラbytesをラインアップ。
	50テラbytesパッケージ	PCS-VSU7A299	52,500円	(50,000円)								
Phoenix Recover Pro 2004	PCS-SDBFL800	3,150円	(3,000円)									データのバックアップソフトウェア

## 接続確認済み製品

品名	形名 (メーカー型番)*4	希望小売価格		270W NB9	250W NX1	210W NL6	310W DA8	330W DG9	330W DG7	350W DE9	概略仕様	
		税込	(税抜)									
<b>無線LAN機器</b>												
IEEE802.11a/b/g アクセスポイント ORINOCO AP-700	PCH-HS1010005659 (P867500-00)	68,040円	(64,800円)	*5	*5		*6	*6		*6		技術的なお問い合わせ 株式会社 日立システムアンドサービスネットワーク営業部 TEL:03-6718-5771 E-mail:wlan@hitachi-system.co.jp
IEEE802.11a/b/g PCカード ORINOCO 11a/b/g ComboCard Gold	PCH-HS200001326 (P848000-00)	16,590円	(15,800円)									
IEEE802.11a/b/g PCIカード ORINOCO 11a/b/g PCI card Gold	PCH-HS2000047756 (P848200-00)	16,590円	(15,800円)									

\*1 Windows® XP Home Editionメモリを除く。 \*2 外付けUSB FDDが必要です。 \*3 外付けUSB DVD-ROM&CD-R/RWドライブが必要です。 \*4 本製品はメーカー型番で納品されます。  
\*5 ORINOCO 11a/b/g ComboCard GOLD。 \*6 ORINOCO 11a/b/g PCI card GOLD。が必要です。

小計、合計金額は税込価格で計算してください。 価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。 搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。 その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。  
・インテル PentiumおよびCeleronは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。 ・Microsoft,Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ・PostScriptは、米国Adobe System,inc.が開発した言語仕様ならびに登録商標です。 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## Microsoft® Office 2003 Editionプレインストールモデル提供サービス

品名	形名	希望小売価格		270W NB9	250W NX1	210W NL6	310W DA8	330W DG9	330W DG7	350W DE9	概略仕様	
		税込	(税抜)									
Open License Express *1	Office Professional Enterprise Edition 2003	SD-41C4-MSOFPRO	55,965円	(53,300円)		-	-					オプションで、お客さま登録を事前に行い、ライセンス提供、ソフトウェアのインストール、データ移行の提供を行います。ライセンスは事前に登録してあるため、PCを買い換えた場合でもインストールに作業を行いません。
	Office Standard Edition 2003	SD-41C4-MSOFSTD	49,035円	(46,700円)		-	-					
カスタム メイド	Office Personal Edition 2003	各製品ページ参照	23,100円	(22,000円)								カスタムメイド対応にてプレインストールしてご提供。

\*1 Microsoft® Open License Expressに基づき提供します。ご購入の前に「Open License Express ご注意事項」を必ずお読みください。

## Microsoft Office 2003 Editions ラインアップ

	Office Word 2003	Office Excel 2003	Office Outlook® 2003	Office PowerPoint® 2003	Office Access 2003	Office Publisher 2003	Office InfoPath™ 2003	HomeStyle+
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 *1								-
Microsoft® Office Standard Edition 2003 *2								-
Microsoft® Office Personal Edition 2003 *3								-

\*1 Open License Expressまたは、パッケージ版にてご提供。 \*2 Open License Expressにてご提供。 \*3カスタムメイドのプレインストールにてご提供。

【 Open License Express ご注意事項 】
<p>Microsoft® Open License Express</p> <p>本製品で提供されるMicrosoft®Office 2003は、Microsoft®Open License Expressというソフトウェアライセンスプログラムにて提供されます。Open License Expressとは、パソコンソフトウェアを一括購入、および管理されるお客さまに最適なライセンスモデルです。本製品の使用条件は「マイクロソフト製品使用権限明書」に規定されています。お客さまはこの内容に同意することにより、ソフトウェアの使用権(ライセンス)を取得できるようになりますので、必ずご確認ください。</p> <p>Microsoft® Open License Expressの情報は、以下のWebサイトにてご覧いただけます。</p> <p>http://www.microsoft.com/japan/licensing/openexpress/</p> <p>ライセンス認証番号とライセンス番号</p> <p>Microsoft® Open License Expressのお客さまには、ライセンス認証番号とライセンス番号が発行されます。ライセンス認証番号は、お客さまのOpen License Expressの基本となる契約番号です。ライセンス番号は、お客さまの購入ごとに発行される番号です。お客さまは初回購入後2年間、同じライセンス認証番号に基づいて追加ライセンスを購入することができます。ライセンス認証番号とライセンス番号は、お客さまがご自身のWebサイトにアクセスし、機密情報としてお取り扱いください。</p> <p>使用許諾契約書の確認</p> <p>本製品納入後、Open License Expressでは、PC本体と共にお客さまのお手元に届けられている発注確認書情報をもとに、eOpenのWebサイト(https://eopen.microsoft.com/JPI)にアクセスしていただき、Web上で使用許諾契約書を確認していただきます。</p>
<p>お客さま情報の取り扱い</p> <p>Microsoft® Open License Expressで購入いただく場合には、事前に弊社を通じてマイクロソフト社に、お客さま情報を登録する必要があります。弊社担当営業が選定する「オープンライセンスエクスプレス申込書」に、お客さま情報をご記入の上、弊社担当営業まで提出願います。本申込書の記載内容にてマイクロソフト社が定めるOpen License Expressの規定に従い、同社にライセンス申請(お客さま情報の登録)をいたします。</p> <p>- マイクロソフト社 プライバシーに関する声明 - https://eopen.microsoft.com/w3c/policyJP.htm</p> <p>添付品について</p> <p>Microsoft® Office 2003がプレインストールされたPC本体に、再インストールに使用するCD-ROMを1枚添付します。再インストールを行う場合は、マイクロソフト社のeOpenのWebサイトにアクセスし、ボリュームライセンスプロダクトキーを参照する必要があります。eOpenのWebにアクセスするためのライセンス認証番号とライセンス番号は、PC本体に同梱される発注確認書に記載されています。アクセス方法は、再インストールに使用するCD-ROMのパッケージに記載されています。</p>

**安全に関するご注意**      ご使用前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

株式会社 日立製作所

---

エンタープライズサーバ事業部  
〒140-0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号(大森ベルポートD館)

北海道支社(011)261-3131   横浜支社(045)451-5000   中部支社(052)243-3111   四国支社(087)831-2111  
 東北支社 (022)223-0121   北陸支社(076)433-8511   関西支社(06)4796-4111   九州支社(092)852-1111  
 関東支社 (03)3212-1111   # (情報関係)(076)263-0551   中国支社(082)541-4111

記載されている製品の内容、仕様は2006年4月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。  
 ・本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。  
 ・本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。  
 なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 日立パーソナルコンピュータ FLORA シリーズ総合価格表



**HITACHI**  
Inspire the Next

# FLORA

## 200W/300W series



2006年4月

## 目次

FLORA 270W (NB9)	-----	2
FLORA 250W (NX1)	-----	4
FLORA 210W (NL6)	-----	6
FLORA 310W (DA8)	-----	8
FLORA 330W (DG9)	-----	10
FLORA 330W (DG7)	-----	12
FLORA 350W (DE9)	-----	14
オプション一覧	-----	16





[基本モデル形名]

3年無償保証 PC8 NX1-X G C 1 1 A A 1 0 / 1年無償保証 PC4NX1-XGC11AA10

モデル名 固定 OS CPU/メモリー HDD リムーバブルディスク ネットワークデバイス マウス/バッテリー

形名	OS	CPU/ディスプレイ	メモリー	HDD	リムーバブルディスク	ネットワークデバイス	マウス/バッテリー	アプリケーション
基本モデル	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、 HDDリカバリあり *1 税込 (税抜) 176,400円 (168,000円)	Intel® Pentium® M プロセッサ 740(1.73GHz) +15型TFT(XGA) 税込 (税抜) 0円 (0円)	256MB (256MBx1, DDR SDRAM, PC2700) 税込 (税抜) 0円 (0円)	40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm) 税込 (税抜) 0円 (0円)	CD-ROMドライブ (FDDなし) 税込 (税抜) 0円 (0円)	内蔵LAN (100BASE-TX対応) 税込 (税抜) 0円 (0円)	マウスなし 標準バッテリー(リチウムイオン) 税込 (税抜) 0円 (0円)	なし 税込 (税抜) 0円 (0円)
	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、 HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Intel® Celeron® M プロセッサ 370(1.50GHz) +15型TFT(XGA) 税込 (税抜) -31,500円 (-30,000円)	512MB (256MBx2, DDR SDRAM, PC2700) 税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	80GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm) 税込 (税抜) +25,200円 (+24,000円)	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ(FDDなし) 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)		マウス (USB接続、ホイル付) 標準バッテリー(リチウムイオン) 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 *2 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、 HDDリカバリなし 税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)		512MB (512MBx1, DDR SDRAM, PC2700) 税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)		USB FDD + CD-ROMドライブ 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)		OPTICALマウス (USB接続、ホイル付き) 標準バッテリー(リチウムイオン) 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	
FLORA 250W (NX1)	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、 HDDリカバリあり *1 税込 (税抜) 170,100円 (162,000円)		1GB (512MBx2, DDR SDRAM, PC2700) 税込 (税抜) +71,400円 (+68,000円)		USB FDD + DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 税込 (税抜) +15,750円 (+15,000円)			
	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、 HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)							
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、 HDDリカバリなし 税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)							

PC8NX1-X  
形名 PC4NX1-X  
小計(税込)  +  +  +  +  +  +  +  =  合計(税込)

\*1 電源の起動や接続方法を記載した簡易マニュアルを添付。詳細についてはHDD内にある電子マニュアルをご参照ください。

\*2 Windows® XP Home Editionではサポートしていません。



[基本モデル形名]  
**3年無償保証 PC8 NL6-X G P 1 3 0 C 4 0 / 1年無償保証 PC4NL6-XGP130C40**  
モデル名 固定 OS CPU/ディスプレイ メモリー HDD リム-ハブ/ネットワーク ディスク フラッシュ マウス/トラックボール

形名	OS	CPU/ディスプレイ	メモリー	HDD	リム-ハブ/ディスク	ネットワークデバイス	マウス/バッテリー	アプリケーション
基本モデル [3年無償保証] PC8NL6-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1 税込 (税抜) 213,150円 (203,000円)	Intel® Pentium® M プロセッサ-超低電圧版 753(1.20GHz)+12.1型TFT(XGA) 税込 (税抜) 0円 (0円)	256MB(固定) (256MBx1, DDR2 SDRAM,PC2-3200) 税込 (税抜) 0円 (0円)	40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm) 税込 (税抜) 0円 (0円)	FDDなし + DVD-ROM&CD-R/RWドライブなし*2 税込 (税抜) 0円 (0円)	内蔵LAN (1000BASE-T対応)、モデム、無線LANあり 税込 (税抜) 0円 (0円)	マウスなし バッテリーパック(S)(リチウムイオン) 税込 (税抜) 0円 (0円)	なし 税込 (税抜) 0円 (0円)
	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)		512MB (256MB(固定))+256MB, DDR2 SDRAM,PC2-3200) 税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	60GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm) 税込 (税抜) +8,400円 (+8,000円)	FDDなし + USB DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +31,290円 (+29,800円)	USB FDD + USB DVD-ROM&CD-R/RWドライブなし*2 税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)		Microsoft® Office Personal Edition 2003 *3 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
FLORA 210W (NL6)	[1年無償保証] PC4NL6-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1 税込 (税抜) 205,800円 (196,000円)	[Intel® Pentium® M プロセッサ-超低電圧版 753(1.20GHz)]+[マウス/バッテリー]のセット形名 Intel® Pentium® M プロセッサ-超低電圧版 753(1.20GHz)+12.1型TFT(XGA) 税込 (税抜) +0円 (+0円)				マウスなし バッテリーパック(S)(リチウムイオン) 税込 (税抜) 0円 (0円)	マウスなし バッテリーパック(M)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)		768MB (256MB(固定))+512MB, DDR2 SDRAM,PC2-3200) 税込 (税抜) +42,000円 (+40,000円)		USB FDD + USB DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +37,590円 (+35,800円)		マウスなし バッテリーパック(L)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +9,450円 (+9,000円)
			[Intel® Celeron® M プロセッサ-370(1.50GHz)]+[マウス/バッテリー]のセット形名 Intel® Celeron® M プロセッサ-370(1.50GHz)+12.1型TFT(XGA) 税込 (税抜) -37,800円 (-36,000円)				マウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(M)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)	マウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(L)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)
							OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(S)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(M)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)
							OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(L)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	
							マウスなし バッテリーパック(M)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +3,150円 (+3,000円)	マウスなし バッテリーパック(L)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +9,450円 (+9,000円)
							マウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(M)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)	マウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(L)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)
							OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(M)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +6,300円 (+6,000円)	OPTICALマウス (USB接続、ホイール付) バッテリーパック(L)(リチウムイオン) 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)

PC8NL6-X 形名 PC4NL6-X 小計(税込) + + + + + + + = 合計(税込)

\*1 電源の起動や接続方法などを記載した簡易マニュアルを添付。詳細についてはHDD内にある電子マニュアルをご参照ください。  
 \*2 OSの再インストールには、USB DVD-ROM&CD-R/RWドライブが必要となります。\*3 本体にプレインストールされます。再インストールにはUSB DVD-ROM&CD-R/RWドライブが必要です。

小計、合計金額は税込価格で計算してください。価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。

【基本モデル形名】  
**3年無償保証 PC8 DA8-X G 1 1 1 1 0 0 / 1年無償保証 PC4DA8-XG1111100**

形名	OS	CPU/ディスプレイ	メモリー*2	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	セキュリティチップ	アプリケーション	
FLORA 310W (DA8)	基本モデル [3年無償保証] PC8DA8-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、 HDDリカバリあり*1	インテル® Celeron® D プロセッサ- 336(2.80GHz) + 15型TFTカラー液晶	256MB (256MBx1,PC2-4200,DDR SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	40GB(7,200rpm)	FDD+CD-ROM	キーボード (PS/2接続、109A配列)/ マウス(PS/2接続、ホイール付)	なし	なし
		税込 (税抜) 159,600円 (152,000円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)
		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、 HDDリカバリなし	HTテクノロジ-インテル® Pentium® 4 プロセッサ- 630(3GHz) *3 + 15型TFTカラー液晶	512MB (256MBx2,PC2-4200,DDR SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	80GB(7,200rpm)	FDD + DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ	キーボード (USB接続、109A配列)/ マウス(USB接続、ホイール付)	セキュリティチップ	Microsoft® Office Personal Edition 2003
		税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
		HTテクノロジ-インテル® Pentium® 4 プロセッサ- 640(3.20GHz) *3 + 15型TFTカラー液晶	1GB (512MBx2,PC2-4200,DDR SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	FDD + DVDス-バ-マルチドライブ	キーボード (USB接続、109A配列)/ OPTICALマウス(USB接続、 ホイール付)	セキュリティチップ	なし	なし	
		税込 (税抜) +28,350円 (+27,000円)	税込 (税抜) +44,100円 (+42,000円)	税込 (税抜) +37,800円 (+36,000円)	税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)	なし	なし	なし	
		HTテクノロジ-インテル® Pentium® 4 プロセッサ- 650(3.40GHz) *3 + 15型TFTカラー液晶	2GB (1GBx2,PC2-4200,DDR SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	なし	なし	なし	なし	なし	
		税込 (税抜) +40,950円 (+39,000円)	税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	なし	なし	なし	なし	なし	
		インテル® Celeron® D プロセッサ- 336(2.80GHz) + 17型TFTカラー液晶	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
[1年無償保証] PC4DA8-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、 HDDリカバリあり*1	HTテクノロジ-インテル® Pentium® 4 プロセッサ- 630(3GHz) *3 + 17型TFTカラー液晶	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	税込 (税抜) 152,250円 (145,000円)	税込 (税抜) +32,550円 (+31,000円)	なし	なし	なし	なし	なし		
	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、 HDDリカバリなし	HTテクノロジ-インテル® Pentium® 4 プロセッサ- 640(3.20GHz) *3 + 17型TFTカラー液晶	なし	なし	なし	なし	なし		
税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +40,950円 (+39,000円)	なし	なし	なし	なし	なし			
HTテクノロジ-インテル® Pentium® 4 プロセッサ- 650(3.40GHz) *3 + 17型TFTカラー液晶	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
税込 (税抜) +53,550円 (+51,000円)	なし	なし	なし	なし	なし	なし			

PC8DA8-X  
 形名 PC4DA8-X  
 小計(税込)  +  +  +  +  +  +  +  =  合計(税込)

\*1 電源の起動や接続方法など記載した簡易マニュアルを添付。詳細については、HDD内にある電子マニュアルをご参照ください。 \*2 弊社サポートの同形名のメモリー2枚搭載した場合、デュアルチャネルモードで動作可能となり、1枚搭載時より高速処理が実現できるようになります。最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合は動作保証対象外になります。  
 インテル® Celeron® D プロセッサ搭載時はPC2700での動作になります。  
 \*3 ハイバースレディング・テクノロジーはWindows® XPでのみ動作します。

[基本モデル形名]  
3年無償保証 PC8DG9-X G A 1 A A 1 1 0 / 1年無償保証 PC4DG9-XGA1AA110

形名	OS	CPU	メモリー*3	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	その他エッジ(シリアル/パラレル/セキュリティチップ)	アプリケーション
<b>基本モデル</b> [3年無償保証] PC8DG9-X	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1 税込 (税抜) 122,850円 (117,000円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 630 (3GHz)*2 税込 (税抜) 0円 (0円)	256MB (256MBx1, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) 0円 (0円)	40GB(7,200rpm) 税込 (税抜) 0円 (0円)	FDD+CD-ROM (最大24倍速) 税込 (税抜) 0円 (0円)	キーボード(PS/2接続、109A配列)/マウス(PS/2接続、ホィール付) 税込 (税抜) 0円 (0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) 0円 (0円)	なし 税込 (税抜) 0円 (0円)
FLORA 330W (DG9)	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 640 (3.20GHz)*2 税込 (税抜) +8,400円 (+8,000円)	512MB (256MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	40GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +0円 (+0円)	薄型FDD + 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	キーボード(USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、ホィール付) 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	なし 税込 (税抜) 0円 (0円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	1GB (512MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +44,100円 (+42,000円)	80GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	DVDスーパ-マルチドライブのみ(トレイ) 税込 (税抜) +18,900円 (+18,000円)	キーボード(USB接続、109A配列)/OPTICALマウス(USB接続、ホィール付) 税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	160GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	薄型FDD + 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	80GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	DVDスーパ-マルチドライブのみ(トレイ) 税込 (税抜) +18,900円 (+18,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	160GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	薄型FDD + 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	80GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	DVDスーパ-マルチドライブのみ(トレイ) 税込 (税抜) +18,900円 (+18,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	160GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	薄型FDD + 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	80GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	DVDスーパ-マルチドライブのみ(トレイ) 税込 (税抜) +18,900円 (+18,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	160GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	薄型FDD + 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブ 税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) マニアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	HTテクノロジ-インテル® Pentium®4 プロセッサ- 650 (3.40GHz)*2 税込 (税抜) +21,000円 (+20,000円)	2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応) 税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	80GB(7,200rpm) 税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	DVDスーパ-マルチドライブのみ(トレイ) 税込 (税抜) +18,900円 (+18,000円)	なし 税込 (税抜) +0円 (+0円)	シリアル(標準装備)+パラレル(PCIx1使用)、PCI空きx2 税込 (税抜) +0円 (+0円)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)

PC8DG9-X 形名 PC4DG9-X 小計(税込) \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = 合計(税込)

HDD・リムーバブルドライブ・シリアル/パラレル/セキュリティチップ 搭載構成

[ PCI 2スロット空きの構成 ]		[ PCIバ-イ(スロットなし)の構成 ]	
	3.5型:空きなし 5.25型: FDD+CD-ROM or FDD+薄型DVD-ROM& CD-R/RWドライブ or DVDスーパ-マルチドライブ		3.5型:FDD 5.25型: DVDスーパ-マルチ ドライブ シリアル(標準) パラレル(PCIx1) PCIバ-イ
前面	背面	前面	背面

[ 160GB(80GB+増設80GB)/PCIバ-イ(スロットなし)の構成 ]	
	3.5型:空きなし 5.25型: 薄型FDD+薄型CD-ROM or 薄型FDD+薄型DVD-ROM& CD-R/RWドライブ or DVDスーパ-マルチドライブ
前面	背面

\*1 電源の起動や接続方法など記載した簡易マニュアルを添付。詳細については、HDD内にある電子マニュアルをご参照ください。

\*2 ハイパフォーマンス・テクノロジーはWindows® XPでのみ動作します。

\*3 弊社サポートの同形名のメモリー2枚搭載した場合、デュアル・チャネル・モードで動作可能となり、1枚搭載時より高速処理が実現できるようになります。最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合は動作保証対象外になります。

小計、合計金額は税込価格で計算してください。価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。



【基本モデル形名】  
**3年無償保証 PC8DG7-X G 5 5 3 H 4 0 0 / 1年無償保証 PC4DG7-XG553H400**

形名	OS	CPU/ディスプレイ	メモリー*2	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	セキュリティチップ	アプリケーション
基本モデル FLORA 330W (DG7)	[3年無償保証] PC8DG7-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1	インテル® Celeron® D プロセッサ-330(2.66GHz)	256MB (256MBx1,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	40GB(7,200rpm)	FDD+CD-ROM (最大48倍速)	キーボード(PS/2接続、109A配列)/マウス(PS/2接続、ホイール付)		なし
	税込 (税抜) 96,600円 (92,000円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)
	[1年無償保証] PC4DG7-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	インテル® Celeron® D プロセッサ-335(2.80GHz)	512MB (256MBx2,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャネルモード対応)	80GB(7,200rpm)	FDD + DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	キーボード(USB接続、109A配列)/マウス(USB接続、ホイール付)		Microsoft® Office Personal Edition 2003*3
税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +14,700円 (+14,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)	
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし		1GB (512MBx2,PC3200,DDR SDRAM,デュアルチャネルモード対応)			キーボード(USB接続、109A配列)/OPTICALマウス(USB接続、ホイール付)		
	税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)		税込 (税抜) +44,100円 (+42,000円)			税込 (税抜) +1,050円 (+1,000円)		
	[1年無償保証] PC4DG7-X Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり *1							
	税込 (税抜) +92,400円 (88,000円)							
	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし							
	税込 (税抜) +0円 (+0円)							
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP2) マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし							
	税込 (税抜) -6,300円 (-6,000円)							

PC8DG7-X 形名 PC4DG7-X 小計(税込)  +  +  +  +  +  +  +  =  合計(税込)

\*1 電源の起動や接続方法など記載した簡易マニュアルを添付。詳細については、HDD内にある電子マニュアルをご参照ください。 \*2 弊社サポートの同形名のメモリー2枚搭載した場合、デュアルチャネルモードで動作可能となり、1枚搭載時より高速処理が実現できるようになります。最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合は動作保証対象外になります。  
 \*3 Windows® XP Home Editionではサポートしていません。

小計、合計金額は税込価格で計算してください。価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。

[基本モデル形名]  
3年無償保証 PC8 DE9-X G A 1 1 4 1 2 0 / 1年無償保証 PC4DE9-XGA114120

形名	OS	CPU	メモリー*2	HDD	リムーバブルディスク	キーボード/マウス	その他ユニット	アプリケーション			
<b>基本モデル</b> 【3年無償保証】 PC8DE9-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1	HTテクノロジ - インテル® Pentium® 4 プロセッサ-630 (3GHz)*3	256MB (256MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	40GB(7,200rpm)	FDD + CD-ROM (最大48倍速)	キーボード (PS/2接続, 109A配列)/マウス(PS/2接続, ホイール付)	シリアルx1 (標準装備)、パラレルx1 (D-フロッピーディスク)	なし			
	税込 (税抜) 128,100円 (122,000円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)	税込 (税抜) 0円 (0円)			
FLORA 350W (DE9)	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付あり、HDDリカバリなし	1 インテル® Celeron® D プロセッサ-331 (2.66GHz)	2 512MB (256MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	1 40GB(7,200rpm)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:DVDス-バーマルチドライブ(トレイ)	2 キーボード (USB接続, 109A配列)/マウス(USB接続, ホイール付)	0 シリアルx1 (標準装備)	1 シリアルx1 (標準装備)、パラレルx1 (PCIスロットx1)	1 Microsoft® Office Personal Edition 2003		
			税込 (税抜) -25,200円 (-24,000円)	税込 (税抜) +17,850円 (+17,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)	
		2 HTテクノロジ - インテル® Pentium® 4 プロセッサ-640 (3.20GHz)*3	4 1GB (512MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	3 80GB(7,200rpm)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:DVDス-バーマルチドライブ(トレイ)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:CD-ROM	3 キーボード (USB接続, 109A配列)/OPTICALマウス(USB接続, ホイール付)	3 シリアルx1 (標準装備)、シリアルx1 (D-フロッピーディスク)パラレルなし	3 シリアルx1 (標準装備)、RADEON™ X300SEx1 (D-フロッピーディスク)	4 Microsoft® Office Personal Edition 2003	
			税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +52,500円 (+50,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)	
		3 HTテクノロジ - インテル® Pentium® 4 プロセッサ-660 (3.60GHz)*3	8 2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	6 160GB(7,200rpm)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:DVDス-バーマルチドライブ(トレイ)	4 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:CD-ROM	N キーボードなし/マウスなし	5 シリアルx1 (標準装備)、RADEON™ X300SEx1 (D-フロッピーディスクスロット)、シリアルx1 (D-フロッピーディスクスロット)、シリアルx1 (PCIスロット)	5 シリアルx1 (標準装備)、RADEON™ X300SEx1 (D-フロッピーディスクスロット)、シリアルx1 (D-フロッピーディスクスロット)	4 Microsoft® Office Personal Edition 2003	
			税込 (税抜) +55,650円 (+53,000円)	税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) -5,250円 (-5,000円)	税込 (税抜) +16,800円 (+16,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)	
	【1年無償保証】 PC4DE9-X	Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)マニュアル/リカバリCD添付なし、HDDリカバリあり*1	1 インテル® Celeron® D プロセッサ-331 (2.66GHz)	2 512MB (256MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	1 40GB(7,200rpm)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:DVDス-バーマルチドライブ(トレイ)	2 キーボード (USB接続, 109A配列)/マウス(USB接続, ホイール付)	0 シリアルx1 (標準装備)	1 シリアルx1 (標準装備)、パラレルx1 (PCIスロットx1)	1 Microsoft® Office Personal Edition 2003	
				税込 (税抜) -25,200円 (-24,000円)	税込 (税抜) +17,850円 (+17,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) -1,050円 (-1,000円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
			2 HTテクノロジ - インテル® Pentium® 4 プロセッサ-640 (3.20GHz)*3	4 1GB (512MBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	3 80GB(7,200rpm)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:DVDス-バーマルチドライブ(トレイ)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:CD-ROM	3 キーボード (USB接続, 109A配列)/OPTICALマウス(USB接続, ホイール付)	3 シリアルx1 (標準装備)、シリアルx1 (D-フロッピーディスク)パラレルなし	3 シリアルx1 (標準装備)、RADEON™ X300SEx1 (D-フロッピーディスク)	4 Microsoft® Office Personal Edition 2003
				税込 (税抜) +12,600円 (+12,000円)	税込 (税抜) +52,500円 (+50,000円)	税込 (税抜) +5,250円 (+5,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) +0円 (+0円)	税込 (税抜) +2,100円 (+2,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)
			3 HTテクノロジ - インテル® Pentium® 4 プロセッサ-660 (3.60GHz)*3	8 2GB (1GBx2, PC2-4200, DDR2 SDRAM, デュアルチャネルモード対応)	6 160GB(7,200rpm)	3 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:DVDス-バーマルチドライブ(トレイ)	4 3.5型:FDD スリム型:空 5.25型:CD-ROM	N キーボードなし/マウスなし	5 シリアルx1 (標準装備)、RADEON™ X300SEx1 (D-フロッピーディスクスロット)、シリアルx1 (D-フロッピーディスクスロット)、シリアルx1 (PCIスロット)	5 シリアルx1 (標準装備)、RADEON™ X300SEx1 (D-フロッピーディスクスロット)、シリアルx1 (D-フロッピーディスクスロット)	4 Microsoft® Office Personal Edition 2003
				税込 (税抜) +55,650円 (+53,000円)	税込 (税抜) +153,300円 (+146,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +19,950円 (+19,000円)	税込 (税抜) -5,250円 (-5,000円)	税込 (税抜) +16,800円 (+16,000円)	税込 (税抜) +13,650円 (+13,000円)	税込 (税抜) +23,100円 (+22,000円)

\*1 電源の起動や接続方法など記載した簡易マニュアルを添付。詳細については、HDD内にある電子マニュアルをご参照ください。 \*2 弊社サポートの同形名のメモリー2枚搭載した場合、デュアルチャネルモードで動作可能となり、1枚搭載時より高速処理が実現できるようになります。最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。弊社サポート以外のメモリーを搭載した場合は動作保証対象外になります。 \*3 ハイバースレディング・テクノロジはWindows® XPでのみ動作します。 \*4 RAIDモデルでの選択はできません。

### セキュリティチップ非搭載

形名: PC\*DE9-\*\*\*\*\*\_\*

形名 [その他ユニット]	その他ユニット			背面図	形名 [その他ユニット]	その他ユニット			背面図
	マザーボード追加	マザーボード固定	PCIスロット			マザーボード追加	マザーボード固定	PCIスロット	
2 (標準)	シリアルx1	パラレルx1			3	シリアルx1	シリアルx1		
1	シリアルx1		シリアル&パラレルx1		4	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1		
0	シリアルx1				5	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1	シリアル&パラレルx1	

小計、合計金額は税込価格で計算してください。 価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。 搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。 その他のカスタムメイドにつきましては、弊社営業にご相談ください。

### セキュリティチップ搭載

形名: PC\*DE9-\*\*\*\*\*\_\*

形名 [その他ユニット]	その他ユニット			背面図	形名 [その他ユニット]	その他ユニット			背面図
	マザーボード追加	マザーボード固定	PCIスロット			マザーボード追加	マザーボード固定	PCIスロット	
6	セキュリティチップ	シリアルx1			9	セキュリティチップ	シリアルx1	シリアルx1	
7	セキュリティチップ	シリアル	シリアル&パラレルx1		A	セキュリティチップ	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1	
8	セキュリティチップ	シリアルx1	パラレルx1		B	セキュリティチップ	シリアルx1	ATI RADEON™ X300SE x1	

主なオプション [ システム装置(本体)とは別梱包となります。 ]

主なオプション [ システム装置(本体)とは別梱包となります。 ]

品名	形名	希望小売価格		270W NB9	250W NX1	210W NL6	310W DA8	330W DG9	330W DG7	350W DE9	概略仕様
		税込	(税抜)								
<b>液晶ディスプレイ</b>											
15型TFTカラー液晶	PC-DTA15AXGS	49,350円	(47,000円)								XGA(1024×768ドット),VESAマウント対応,アノード付,省電力対応,スピンドル内蔵
17型TFTカラー液晶	PC-DTA17ASXN	54,600円	(52,000円)								SXGA(1280×1024ドット),VESAマウント対応,アノード付,省電力対応
17型TFTカラー液晶	PC-DTW17ASXS	73,500円	(70,000円)				*1	*1	*1		SXGA(1280×1024ドット),VESAマウント対応,デジタル・アノード付,省電力対応,スピンドル内蔵
<b>メモリー</b>											
メモリーボード	PC-MK7273	45,150円	(43,000円)								256MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7526	90,300円	(86,000円)								512MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7272	45,150円	(43,000円)								256MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7525	90,300円	(86,000円)								512MB, DDR SDRAM,PC2700
	PC-MK7271	45,150円	(43,000円)								256MB, DDR2 SDRAM,PC2-3200
	PC-MK7524	90,300円	(86,000円)								512MB, DDR2 SDRAM,PC2-3200
	PC-MB5256C	29,400円	(28,000円)								256MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB5512C	58,800円	(56,000円)								512MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB51024C	117,600円	(112,000円)								1GB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB5256B	29,400円	(28,000円)								256MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB5512B	58,800円	(56,000円)								512MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB51024B	117,600円	(112,000円)								1GB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB4256V	29,400円	(28,000円)								256MB DDR SDRAM DIMM(PC3200,リリテなし)
	PC-MB4512V	58,800円	(56,000円)								512MB DDR SDRAM DIMM(PC3200,リリテなし)
	PC-MB5256D	29,400円	(28,000円)								256MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB5512D	58,800円	(56,000円)								512MB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
	PC-MB51024D	117,600円	(112,000円)								1GB DDR2 SDRAM DIMM(PC2-4200,リリテなし)
<b>入力装置</b>											
指静脈認証装置	PC-SKC8100	31,500円	(30,000円)								指静脈認証装置、デスクトップPC用、USB接続、ケーブル長:1.8m
	PC-SKC8101	31,500円	(30,000円)								指静脈認証装置、ノートPC用、USB接続、ケーブル長:0.7m
マウス	PC-KM5500	5,250円	(5,000円)								ホイールマウス、USB接続、ケーブル長:1m
	PC-KM5451	6,300円	(6,000円)								光学マウス、光学センサー、解像度400dpi、USB接続、ホイール付き、ケーブル長:1m
テンキーボード	PC-KB3600	11,025円	(10,500円)								17キー、USBインタフェース接続、ケーブル長:0.8m
<b>ファイル装置(外付け)</b>											
USB FDD	PC-UF2231A	8,820円	(8,400円)								外付けFDD,3.5型,USB I/F接続
USB DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	PC-FV8200	31,290円	(29,800円)								外付け、USB I/F接続 読み出し最大:CD-ROM/R/RW20倍速,DVD-ROM6倍速,DVD-RAM1倍速(2.6GB)/2倍速(4.7GB),DVD-R/RW/+R/+RW4倍速(DVD再生リテラ)書き込み最大:CD-R8倍速,CD-RW4倍速,High Speed CD-RW10倍速,Ultra Speed CD-RW10倍速(ハットアンダーラン防止機能付き,リテラリテラ付)

品名	形名	希望小売価格		270W NB9	250W NX1	210W NL6	310W DA8	330W DG9	330W DG7	350W DE9	概略仕様
		税込	(税抜)								
<b>アクセサリ</b>											
バッテリーパック	PC-AB7830	14,700円	(14,000円)								大容量バッテリー(リチウムイオン)、質量:約490g
	PC-AB7800	12,600円	(12,000円)								標準バッテリー(リチウムイオン)、質量:約330g
	PC-AB7810	14,700円	(14,000円)								大容量バッテリー(リチウムイオン)、質量:約490g
	PC-AB7900	12,600円	(12,000円)								標準バッテリー(リチウムイオン)、質量:約275g
	PC-AB7330A	10,500円	(10,000円)								バッテリーパック(S):リチウムイオン、質量:約180g、Pentium Mモデル用
	PC-AB7340A	21,000円	(20,000円)								バッテリーパック(M):リチウムイオン、質量:約330g
	PC-AB7350A	31,500円	(30,000円)								バッテリーパック(L):リチウムイオン、質量:約480g
ダミーバッテリー	PC-AE4000	1,050円	(1,000円)								ダミーバッテリーケース
	PC-AE4020	1,050円	(1,000円)								ダミーバッテリーケース
ACアダプター	PC-AP7900	7,350円	(7,000円)								AC100V 50/60Hz用ACコト添付(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W46×D108×H29.5mm(突起部含まず)、質量:約240g(ACコト含まず)
	PC-AP7200	7,350円	(7,000円)								AC100V 50/60Hz用ACコト添付(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W49.5×D114.5×H29mm(突起部含まず)、質量:約260g(ACコト含まず)
	PC-AP7500	7,350円	(7,000円)								AC100V 50/60Hz用ACコト添付(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W40×D93×H27.7mm(突起部含まず)、質量:約210g(ACコト含まず)、Pentium Mモデル用
	PC-AP7800	7,350円	(7,000円)								AC100V 50/60Hz用ACコト添付(日本国内仕様) *本体に1個、標準添付されます。外形寸法:W47×D108×H30mm(突起部含まず)、質量:約230g(ACコト含まず)、210W(NL6)Celeron Mモデル用
<b>モノクロページプリンタ</b>											
Prinfina LASER BX2180	PC-PL2180	104,790円	(99,800円)	*2	*2*3	*2*3	*2	*2*5	*2	*2*5	ページプリンタA4サイズ、24枚/分(A4縦)、300/600dpi(300/600/2,400dpi相当)、PsoTScript3互換、無償保証期間:12ヶ月
Prinfina LASER BX2650	PC-PL2650	165,900円	(158,000円)	*2	*2*3	*2*3	*2	*2*5	*2	*2*5	ページプリンタA3サイズ、30枚/分(A4横)、300/600/1,200dpi(1,200/2,400dpi相当)、LIPS、無償保証期間:12ヶ月
BEAMSTAR-M7350	PC-PL7350B	250,950円	(239,000円)	*2	*2*4	*2*4	*2	*2*5	*2	*2*5	ページプリンタA3サイズ、35枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.2段カセット、マルチファンクションキート搭載不可、無償保証期間:6ヶ月
	PC-PL7350T	496,650円	(473,000円)	*2	*2*4	*2*4	*2	*2*5	*2	*2*5	ページプリンタA3サイズ、35枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.4段カセット、マルチファンクションキート搭載不可、無償保証期間:6ヶ月
BEAMSTAR-M7450	PC-PL7450B	452,550円	(431,000円)	*2	*2*4	*2*4	*2	*2*5	*2	*2*5	ページプリンタA3サイズ、45枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.2段カセット、マルチファンクションキート搭載不可、無償保証期間:6ヶ月
	PC-PL7450T	636,300円	(606,000円)	*2	*2*4	*2*4	*2	*2*5	*2	*2*5	ページプリンタA3サイズ、45枚/分(A4横)、300/600dpi(1,200dpi相当)、SPDL2.4段カセット、マルチファンクションキート搭載可能、無償保証期間:6ヶ月
<b>カラーページプリンタ</b>											
Prinfina COLOR CX	PC-PK5000N2	134,400円	(128,000円)	*2*3	*2*4	*2*4	*2*3	*2*3	*2*3	*2*3	Prinfina COLOR CX5000,A4サイズ、1200dpi,カラー8枚/分(A4縦),モノクロ31枚/分(A4縦),無償保証期間:6ヶ月
<b>ケーブル</b>											
プリンタケーブル	PC-LP1101	3,150円	(3,000円)								プリンタ接続ケーブル,1.8m
LAN UTPケーブル	GH-LN7E05	1,890円	(1,800円)								カテゴリ5EインハンスUTPケーブル,10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX対応,5m
RS-232C機器接続ケーブル	PC-LR1111	4,935円	(4,700円)								9ピン/25ピン(オス)D-SUBコネクタ,クロスケーブル,2m
デジタル/アナログケーブル	PC-LD124A	5,250円	(5,000円)								同時表示/マルチディスプレイ表示が必要な場合は、ATI社 RADEON™ X300SE搭載モデルとの組み合わせでご利用ください。同時表示/マルチディスプレイ表示にはデジタルディスプレイとアナログディスプレイが必要となります。

\*1 アノード接続のみ、デジタル(DVI)接続はサポートしません。\*2 Windows® XP SP2ではWindowsファイアウォールの影響を受けてプログラムによっては使用できなくなる場合があります。詳細についてはホームページ <http://www.hitachi.co.jp/printer/> をご確認ください。\*3 USBまたはLAN経由で接続してください。\*4 LAN経由で接続してください。(プリンタによってはLANアダプタの増設が必要です。)\*5 PCにマルチファンクションが搭載されていることが条件となります。