

日立シン・クライアント
セキュリティPC

FLORA Se/FLORA bdシリーズ

HITACHI
Inspire the Next

FLORA bd



情報を持たないクライアント環境で、
ビジネスに安心と自由を。

FLORA Se



uVALUE with *Harmonious Computing*

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved, Copyright © 2008, Hitachi, Ltd.

クライアントPCの情報漏えい対策を起点に、 セキュアで快適なワークスタイルの変革へ。

シン・クライアントを活用した
「FLORA Se/FLORA bdシリーズ」による
徹底した情報漏えい対策

セキュリティの強化

ハードディスクレスによる情報漏えい
防止と個人認証によるなりすまし防止を
実現し、企業の信頼を確保。

ワークスタイルの改革

いつでもどこからでも自席のPC環境を
呼び出して必要な情報を活用。

今やすべての企業に欠かせないクライアントPCの情報漏えい対策。

シン・クライアント技術を利用した日立的「FLORA Se/FLORA bdシリーズ」は、
セキュリティの強化をはじめ、ビジネスにさまざまなメリットをもたらします。

ハードディスクを持たないセキュリティPC「FLORA Se」から、


認証デバイス「KeyMobile」で本人認証を行い、オフィスのPCやサーバに格納されている情報へアクセス。

セキュリティPCを万一紛失しても情報漏えいの心配がありません。

しかも、いつでもどこでも自席のPC環境を呼び出して必要な情報を利用できるため、
ワークスタイルがぐんと自由に広がります。

クライアントPCの機能を集約するクライアントブレード「FLORA bd100」と組み合わせて
情報管理を一元化すれば、システムの運用コストも軽減できます。

利用者に、システム管理者に、経営トップに、快適で自由なビジネス環境をお届けします。



*1 セキュリティPCはスタンドアロンでは動作しません。オフィスのPCやサーバとネットワーク接続するためのシステム構築が必要となります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

*2 メモリーへの出力はできません。

強固なセキュリティの実現はもちろん、
お客さまのニーズに合わせたPC環境を実現します。

FLORA Se series



セキュリティPC「FLORA Seシリーズ」なら、
モバイル環境にも対応できる多彩なラインアップ。

万一PCの紛失や盗難が発生しても、大切な情報の
外部漏えいを防ぐ高いセキュリティを実現。持ち運び
に便利なB5サイズノートタイプも用意し、モバイルでも
セキュアに自席のPC環境を利用することができます。

- ハードディスクレスで本体内の情報蓄積を防止。
- OSにMicrosoft® Windows® XP Embedded を採用し
内蔵フラッシュメモリーへのユーザー書込を抑止。紛失
や盗難が発生しても情報漏えいの心配はありません。
- 認証デバイスの利用とパスワード入力でなりすましを防
止。また、指静脈認証装置を用意しています。
- インタフェースやカードスロットを抑制し、FDDや光学ド
ライブを搭載していないため、リムーバブルメディアを
含むPCからの情報の持ち出しを防止します。

FLORA Se210 [RK1]



小型指静脈認証装置



FLORA bd100




省電力運用対応

クライアントブレード「FLORA bd」なら、
データセンタでPCを一元管理。

クライアントPCの機能をブレード型装置に凝縮。社内で
個別に管理していたPCの情報をクライアントブレードに
集約することで、情報を一元管理でき、コストの低減を
支援します。また、セキュリティPCと組み合わせて通常の
PCと同様の操作性が実現できます。

- 高密度設計を実現し、100台以上のPCをフルラックに
集約できます。
- セキュリティPCとの組み合わせにより、通常レベルの操
作性を実現します。
- 省電力運用ソフトウェア「SAVINGDA Pro」(オプション)と
合わせて使用することで従来機種(当社のA1モデル)と比較
して約25%の省電力化を実現します。
- 「SAVINGDA Pro」の
利用によりスケジュール
による電源管理に
加え、業務開始前にウ
イルスワクチンの動作
を完了させておくなど、
ユーザーの利便性を
向上できます。

SAVINGDA Proを使用した
省電力効果(当社測定)



* インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250 搭載
モデルの場合

FLORA Seシリーズラインアップ

モバイル環境からオフィスまで情報漏えいを防ぐ高いセキュリティを実現。

FLORA Se210 モバイルモデル[RK1]



FLORA Se330 スリムモデル[BU1]



〔縦置き専用〕
※キーボード/マウスは標準添付

軽量ボディと長時間駆動を追求

薄型マグネシウム合金の使用により、約1kg^{*1}の軽量化を実現。さらに、省電力技術の採用で約7.9時間^{*2}の長時間駆動が可能。外出時や出張先でも余裕を持って業務が継続できます。

^{*1} バッテリーパック(SS)搭載の場合です。
^{*2} バッテリーパック(L)搭載、指静脈認証装置なしの場合です。

指静脈認証内蔵とスマートカード対応

指静脈認証装置内蔵モデルを用意。偽造困難な指の静脈パターンを利用した生体認証により、強固なセキュリティを実現します。また認証デバイスとしてスマートカード(オプション)を使用することも可能です。

※対応するスマートカードの種類や制限事項は弊社担当営業までお問い合わせください。

スリム化と低消費電力化を両立

幅45mmのスリムボディで従来機比約70%減の小型化を実現。同時に消費電力を従来機比約70%低減しました。またファンレスにより静音性を向上しています。

指静脈認証とスマートカード対応

「指静脈認証装置」をオプションでサポート。偽造困難な指の静脈パターンを利用した生体認証により、強固なセキュリティを実現します。また認証デバイスとしてスマートカード(オプション)を使用することも可能です。

※対応するスマートカードの種類や制限事項は弊社担当営業までお問い合わせください。

基本モデル仕様

		FLORA Se210 (RK1)		FLORA Se330 (BU1)
		指静脈認証装置なしモデル	指静脈認証装置内蔵モデル	
形名	3年無償保証 1年無償保証	PC8RK1-X7112111 PC4RK1-X7112111	PC8RK1-X7112A11A PC4RK1-X7112A11A	PC8BU1-X7111NA01 PC4BU1-X7111NA01
O/S		Microsoft® Windows® XP Embedded (SP2)		Microsoft® Windows® XP Embedded (SP2)
CPU		VIA Eden™		VIA C7™
周波数		500MHz		1.0GHz
1次/2次キャッシュメモリー (CPU内蔵)		1次:128KB (命令用64KB+データ用64KB) / 2次:128KB		1次:128KB (命令用64KB+データ用64KB) / 2次:128KB
システムバスクロック		400MHz		400MHz
チップセット		VIA VN800+VT8237R-Plus		VIA CN700+VT8237R-Plus
メインメモリー		256MB (固定) (ビデオRAMと共用)		標準256MB (256MB×1) / 最大512MB (512MB×1) (DDR2 533 SDRAM、ビデオRAMと共用)
ディスプレイ		12.1型TFTカラー		— (別売)
表示解像度 (表示色数)		1,024×768ドット (1,677万色)		アナログ:1,024×768、1,280×1,024ドット (1,677万色)
ビデオサブシステム		VIA VN800チップセットに内蔵		VIA CN700チップセットに内蔵
	ビデオRAM	標準16MB (メインメモリーと共用)		最大64MB (メインメモリーと共用)
ファイル装置		512MBフラッシュメモリー (セキュリティ確保のため書込不可)		512MBフラッシュメモリー (セキュリティ確保のため書込不可)
サウンド機能		AC97準拠、スピーカー内蔵		AC97準拠、スピーカーなし
拡張スロット (PCカード)		TypeII×1 CardBus対応 (セキュリティ確保のため使用制限あり)		—
インタフェースコネクタ		USB2.0×2 (セキュリティ確保のため使用制限あり)、 アナログRGBディスプレイ×1、マイク×1、ヘッドフォン×1		USB2.0×4 (セキュリティ確保のため使用制限あり)、 シリアル (D-sub 9pin) ×1 ^{*1} 、パラレル (D-sub 25pin) ×1 ^{*1} 、キーボード (PS/2) ×1、 マウス (PS/2) ×1、マイク×1、ヘッドフォン×1、ラインイン×1、 ラインアウト×1、アナログRGBディスプレイ (ミニD-Sub 15ピン) ×1
通信インタフェース	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識 (RJ45)		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識 (RJ45)
	無線LAN ^{*2}	IEEE802.11a (J52/W52/W53) b/g準拠		—
	モデム ^{*3}	—		—
指静脈認証装置/セキュリティチップ ^{*4}		セキュリティチップ TCG Ver1.2準拠	内蔵型指静脈認証装置、 セキュリティチップ TCG Ver1.2準拠	—
キーボード/マウス		109A配列準拠キーボード86キー (キーピッチ:17.5mm、キーストローク:2mm)、マウスなし		キーボード (PS/2接続、109A配列)、マウス (PS/2接続、ホイール付)
ポインティングデバイス		ポインティングパッド		—
外形寸法	W×D×H (突起、膨らみ含まず)	270×222×30.5～36mm		45×290×182mm (スタンド含まず)
質量		約1kg (バッテリーパック (SS) 搭載時) ^{*5}		約2kg (本体のみ)
消費電力 (最大/スタンバイ時)		約13W (39W/約0.6W)	約14W (39W/約0.6W)	約18W (37W/約2.3W)
バッテリー使用時間 (JEITA測定法1.0)		約3.4時間/約5.3時間/約7.9時間 (各バッテリーパック (SS) / (S) / (L) 搭載時)	約3.0時間/約4.7時間/約7.0時間 (各バッテリーパック (SS) / (S) / (L) 搭載時)	—
VCCI基準 ^{*6}		VCCIクラスB		VCCIクラスB

^{*1} シリアル、パラレルコネクタは、出荷状態で使用できません。(セキュリティ確保のため) ^{*2} 内蔵無線LANは日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません。(海外で使用すると罰せられる可能性があります。) IEEE802.11a規格による通信は、電波法により屋外での使用が禁じられています (屋内のみ使用可)。また、内蔵無線LANのアドホック通信はサポートしていません。内蔵無線LANは128 (104) bit/64 (40) bit暗号化機能をサポートしています。 ^{*3} 最大通信速度は、規格理論上の数値です。実際の通信速度は、使用環境により異なります。 ^{*4} くれに指静脈パターンを登録・照合できない場合があります。直射日光は避けてご使用ください。また、セキュリティチップの機能を使用するためには、ソフトウェアのカスタマイズが必要です。 ^{*5} バッテリーパック (S) 搭載時は約50g、バッテリーパック (L) 搭載時は約150g。 ^{*6} 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。

ソフトウェアカスタマイズによりお客さまの要望に合わせたシステムを提供します。

主なカスタマイズメニュー

- ・VPNクライアント: お客さまご指定のVPNクライアントを組み込みます。 ・通信カード対応: お客さまご指定の通信カードのドライバ、管理ソフトウェアなどを組み込みます。
- ・簡易認証モデル: KeyMobileなしの動作を可能にします。 ・オフラインメモ機能^{*7}: 電波が届かない地下鉄の車内などで思いいついた用件などをネットワークに接続しなくてもテキスト入力できます。

^{*7} データは、暗号化してKeyMobileへ保存しますが、KeyMobileを紛失すると情報が漏えいする恐れがあります。充分ご理解の上でご利用ください。

FLORA Se210

ベーシックモデル [SL7]

■詳細はWebサイト<http://hitachi.co.jp/flora/>をご覧ください。



FLORA Se210の無線LAN規格

無線LAN規格	使用可能チャンネル
IEEE802.11a (J52)	34, 38, 42, 46ch
IEEE802.11a (J52/W52/W53)	34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64ch
IEEE802.11b	1～14ch (RK1) / 1～13ch (SL7)
IEEE802.11g	1～13ch


※IEEE802.11a規格には異なるチャンネルの製品が存在します。接続する機器の対応規格をご確認の上、ご使用ください。

FLORA bd100

100台以上のパソコンをひとつのラックに集約。

FLORA bd100

クライアントモジュール X6モデル



ベースユニット



高密度設計を実現

1台のベースユニットに最大14枚のクライアントモジュールを搭載し、100台以上のPCをフルラックに集約できます。

セキュリティPCとの組み合わせにより、通常レベルの操作性を実現

セキュリティPC「FLORA Seシリーズ」との通信には、JP1/NETM/DM Clientを使用することにより、画面情報やキーボード/マウス情報などを高速に送受信できます。

基本モデル仕様

		FLORA bd100クライアントモジュール	
形名	Windows Vista® Business リカバリDVDあり	GYE100X6-3422NNZ (現地搭載)	GYE100X6-2222NNZ (現地搭載)
	Windows Vista® Business (ダウンロード代行サービス付) リカバリDVDあり*1	GYF100X6-3424NNZ (現地搭載)	GYF100X6-2224NNZ (現地搭載)
		GYF100X6-3424NNX (工場搭載)	GYF100X6-2224NNX (工場搭載)
OS		Windows Vista® Business Blade PC Edition (1RDL Version)、 Windows Vista® Business Blade PC Edition (1RDL Version) (ダウンロード代行サービス付)	
CPU		インテル® Core™ 2Duoプロセッサ-T 7250	インテル® Celeron® プロセッサ-540
周波数		2GHz	1.86GHz
2次キャッシュメモリー (CPU内蔵)		2MB	1MB
システムバスクロック		800MHz	533MHz
チップセット		インテル® 82GM965チップセット	
メインメモリー		標準1GB (1GB×1)/最大2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM PC2-5300, Non-ECC、 ビデオRAMと共用)	
	スロット	標準512MB (512MB×1)/最大2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM PC2-5300, Non-ECC、 ビデオRAMと共用) *2	
ビデオサブシステム		インテル® 82GM965チップセット内蔵	
ビデオRAM		最大128MB (自動変動、メインメモリーと共用)	
表示解像度 (表示色数)		最大1,600×1,200ドット (32bit true Color)	
内蔵HDD		約80GB (5400rpm、Serial ATA対応)	
サウンド機能		ハイ・ディフィニション・オーディオ準拠 (ステレオ24bit、192kHz)	
通信インタフェース		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2自動認識 (RJ45)	
外部 インタフェース (KVMポート)	LAN	USB1.1 or 2.0×1	
	キーボード	USB1.1 or 2.0×1	
	マウス	USB1.1 or 2.0×1 (本ポートにFDD/DVD-ROM&CD-R/RWドライブを 接続して起動した場合、このドライブからブートアップ可能)	
	FDD/DVD-ROM& CD-R/RWドライブ	アナログRGB (15ピン)×1	
外形寸法 W×D×H		28.4×387×126mm	
質量		約1.2kg	
消費電力 (最大/スタンバイ時)	Windows Vista® Business	約23W (53W/約9.9W)	
	Windows Vista® Business (ダウンロード代行サービス付)	約21W (54W/約9.8W)	約24W (43W/約9.8W)
省エネ法に 基づく表示	区分		
	エネルギー消費効率*3*4	Windows Vista® Business : 0.00051 Windows Vista® Business : 0.00049 (ダウンロード代行サービス付)	0.0011

*1「ダウンロード代行サービス」は、Windows Vista® Business Blade PC Editionをご購入のお客さまがダウンロード権を行使することに同意される場合、お客さまのご要望により弊社がお客さまに代わってWindows® XP Professional Blade PC Editionをインストールして出荷するサービスです。インストールされるOSはWindows® XP Professional Blade PC Editionとなりますが、お客さまがライセンスを取得されるOSはWindows Vista® Business Blade PC Editionとなります。本モデルのリカバリDVDとマニュアルは、Windows® XP Professional Blade PC EditionとWindows Vista® Business Blade PC Editionの2種類添付されます。*2 インテル® Celeron® プロセッサ搭載時はPC2-4200での動作となります。*3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。*4 クライアントモジュール1枚あたりの値。*5 クライアントモジュールを搭載しないスロットにはダミーブラケットが必要です。ダミーブラケット質量＝0.48kg/枚。*6 クライアントモジュール (インテル® Celeron® プロセッサ-540モデル)×14枚搭載時の最大消費電力:601W。クライアントモジュール (インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-T7250モデル)×14枚搭載時の最大消費電力:744W (電源はいずれも2台搭載時)。*7 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合は、使用者が適切な対策を講じるよう要求されることがあります。*8 電源オフ状態からのタイマー機能による起動は、X6モデル以外に対応しません。*9 FLORA bd100 (X6モデル) には「SAVINGDA Pro (90日版)」を無償バンドルします。

■詳しい製品仕様 (注記) などはURLを必ずご確認ください。http://www.hitachi.co.jp/flora/

カスタムメイドメニュー

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB [インテル® Core™ 2 Duoプロセッサモデル]、 512MB [インテル® Celeron® プロセッサモデル]	1GB [インテル® Celeron® プロセッサモデル]、 2GB [インテル® Core™ 2 Duoプロセッサモデル、インテル® Celeron® プロセッサモデル]

省電力と利用者の利便性向上を実現する
省電力運用ソフトウェア
「SAVINGDA Pro」

電源管理のスケジュール機能を利用した省電力運用

夜間や休日など不使用とされる時間帯について、あらかじめ指定した時刻にクライアントモジュールの電源を自動的に休止状態にすることで省電力化を図れます。

スケジュール機能を利用した電源管理による利用者の利便性向上

ニーズに合わせたスケジュール設定を行うことで、各利用者の出社時間に合わせた電源投入や始業時間までにウイルスワクチンの動作を完了させておくなど、ユーザーの利便性向上を実現します。

省電力効果の表示が可能

各利用者の省電力効果を月別/日別に表示することができ、省エネ意識向上に役立ちます。


		FLORA bd100ベースユニット	
セット形名		GY-SRF1021N-6 (AC100Vの場合)	GY-SRF1022N-6 (AC200Vの場合)
筐体タイプ		ラックマウント専用	
ブレード搭載枚数		14枚	
外形寸法 W×D×H		426×739.2×130mm (3U)	
質量*5		約22.8kg (ベースユニット+ラックレール)、 最大40.5kg (ブレードフル搭載+フロントパネル搭載時)	
ファン		CPUファン×4 (標準)	
電源	電圧	AC100V/AC200V、入力2系統	
	ユニット数	2台 (標準)	
消費電力 (最大)*6		744W	
VCCI基準*7		クラスA情報技術装置	

省電力運用ソフトウェア「SAVINGDA Pro」基本仕様

対応機種	FLORA bd100 *8*9
CPU	インテル® Pentium® プロセッサ 互換CPU 1GHz以上
メモリー容量	512MB以上
HDD空き容量	1GB以上
対応OS	Windows Vista® Business Blade PC Edition (1RDL Version) Windows® XP Professional Blade PC Edition (1RDL Version)

高いセキュリティを実現する認証デバイス

PKI機能を持つICチップと大容量フラッシュメモリーの両機能を備えた認証デバイスです。セキュリティPCと連動することで、PCの起動やログオフ、ネットワーク接続時の認証を実現します。また、ネットワーク接続に必要な設定情報はICチップに格納できます。ICチップ内の情報はPINでガードし、第三者の不正読み出しを防止できます。 PIN:Personal Identification Number PKI:Public Key Infrastructure



KeyMobile アダプタセット-R3 形名:C-7551-532

KeyMobile リーダ/ライタ (R3)

KeyMobile

FLORA Seシリーズ用ソフトウェア・パッケージライセンス

ポイント・ポイント型、ポイント・ブレード型、センター型		
形名	SD-41C4-STEPK1	
通信ソフトウェア	日立リモートコントローラ	ICAクライアント、RDP*
VPNソフトウェア		Citrix Secure Gateway

*一部機能を制限しています。

・日立リモートコントローラは、独立行政法人 情報処理推進機構 (IPA) が推進する「エレクトロニック・コマース推進事業」の一環として技術開発された内容を含んでいます。 ・日立リモートコントローラは、独立行政法人 情報処理推進機構 (IPA) が推進する「創造的ソフトウェア育成事業」の一環として技術開発された内容を含んでいます。

・本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年となります。 ・ハードウェアの無償保証 (引取修理サービス) は1年または3年間です (有寿命部品は対象外となります)。 ・本製品には、有寿命部品 (液晶、ハードディスク、電源、ファンなど) が使用されています。これら部品の交換時期の目安は使用頻度や使用条件によって異なりますが、室温において1日8時間の使用で約5年です。従って1日16時間の場合には約2.5年となります。この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります (有償)。詳細は、Webサイト <http://www.hitachi.co.jp/flora/> をご覧ください。 ・FLORA bd100クライアントモジュールは、24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計にはなっていません。 ・液晶ディスプレイは表示するパターンによって、微妙な輝点 (指定の色に関わらず光ること) や黒点 (指定の色が表示できないこと) があらわれたり、罫線や文字の一部が欠けているように見えることがあります。故障ではありませんので予めご了承ください。また、輝点や黒点の数については社内規格によって制限しており、使用中に著しく増加することはありません。なお、液晶パネルの特性により見る角度によって従来機種と色合いが若干異なる場合があります。 ・FLORA Se330は、高調波電流規格: JIS C 61000-3-2適合品です。 ・エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ・VCCI (情報処理装置等電波障害自主規制協議会) 規格適合品: FLORA SeシリーズはVCCIクラスBに、FLORA bdシリーズはVCCIクラスAに適合しています。 ・JEITA測定法とは、社団法人 電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通の「バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」です。詳細はJEITAホームページ<http://jeita.or.jp/mobile/> をご覧ください。詳しい測定条件は、Webサイト <http://www.hitachi.co.jp/flora/> 内の仕様表からご覧になれます。なお、使用可能時間は使用環境によって大きく異なります。 ・ハードディスクの容量表記は、1G/バイト=10⁹バイトとして計算した容量です。本製品は日本国内仕様であり、通信・電源など、外国の規格には準拠していません。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。

本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

・インテル、Celeron、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ・Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ・Windows® XP Embeddedは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。 ・Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。 ・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

FLORA bd 100の運用管理を支援

- ・セキュリティPCからインターネット/イントラネット経由でFLORA bd100の電源制御 (オン/オフ/リセット) を行えます。
- ・FLORA Seシリーズと占有しているブレードを自動的に割当接続します。また、ActiveDirectoryと統合ストレージを使ったサービスとの組み合わせにより、FLORA Seシリーズとブレードの動的割当もできます。
- ・FLORA bd100障害時に別のブレードを割り当てるのが可能。また、障害復旧時には元のブレードと接続することができます。
- ・統合システム運用管理「JP1」の資産管理機能との連携により、管理画面からブレードの状態確認、電源操作、障害ブレードの表示などシステム管理者の操作、判断を支援します。

*本ソフトウェアの導入には「JP1/NETMI/Asset Information Manager for BladePC」が別途必要です。

無線機器の使用に関するご注意

- ・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品 (内蔵無線LAN、Bluetooth®など) をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
- ・無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は <http://www.hitachi.co.jp/wireless/> をご覧ください。

総務省「u-Japan大賞」2007年度 ビジネス部門賞受賞

「シンククライアントによるフリーアドレス、高セキュリティ新ワークスタイルシステム」

社団法人日本テレワーク協会 2007年度「第8回テレワーク推進賞」 実施・推進の部 会長賞受賞 「コミュニケーションを活性化させるワークスタイル改革の実践」

(株)日立製作所は、FLORA Se/FLORA bdシリーズを活用したワークスタイル改革を実践しています。社内・外を問わず、時間・場所に問わずに最新情報を活用できる企業内フリーアドレス環境を実現し、コミュニケーションの活性化、業務の効率化やオフィススペース効率の向上といった効果をもたらしました。こうした先進的な取り組みが評価され、関係官庁・団体より上記の表彰を受けています。

(受賞順)



日立製作所・エンタープライズサーバ事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001:2004の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

登録番号: EC97J1032

登録日: 1997年6月24日



安全に関するご注意

ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 記載されている製品の内容・仕様は2008年6月現在のものと、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
- 画面はハメコ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■ 製品情報サイト

<http://www.hitachi.co.jp/flora/>

■ インターネットでのお問い合わせは

<http://www.hitachi.co.jp/flora-inq/>

■ 電話でのお問い合わせは HCAセンターへ

☎ 0120-2580-12 利用時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)