

HA8000/270 (A3) 希望小売価格表


*1 :メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3 :RADレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、RADレベルの標準は5です。したがって、RADレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス (SD-41A1-N10G ¥20,000) をご購入願います。
 *4 :CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *5 :ディスプレイコントローラは、2チャンネル対応です。



PenIII = Pentium[®]III Xeon[™] プロセッサ

プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	HDD/内蔵RAD	メモリー	CD - ROM/ DVD - RAM	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額) 維持 保守	出張 修理
Windows 2000 Server日本語版 (SP1)(5CAL付き)ブレイストールモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB × 4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270A3-FEE5530	¥2,106,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270A3-FED5530	¥1,930,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270A3-FEB5530	¥1,930,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270A3-FNNN5N0	¥1,561,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270A3-FNNN6N0	¥1,665,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB × 4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270A3-DEE5530	¥1,954,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270A3-DED5530	¥1,778,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270A3-DEB5530	¥1,778,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270A3-DNNN5N0	¥1,409,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270A3-DNNN6N0	¥1,513,000	後報	後報
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(10CAL付き)ブレイストールモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB × 4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270A3-FEE5530	¥2,112,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270A3-FED5530	¥1,936,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270A3-FEB5530	¥1,936,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTD270A3-FNNN5N0	¥1,567,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTD270A3-FNNN6N0	¥1,671,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB × 4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270A3-DEE5530	¥1,960,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270A3-DED5530	¥1,784,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270A3-DEB5530	¥1,784,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTD270A3-DNNN5N0	¥1,415,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTD270A3-DNNN6N0	¥1,519,000	後報	後報
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP1)(25CAL付き)ブレイストールモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTS270A3-FNNN5N0	¥2,063,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270A3-FNNN6N0	¥2,167,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTS270A3-DNNN5N0	¥1,911,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270A3-DNNN6N0	¥2,015,000	後報	後報
OSなしモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTA270A3-FNNN5N0	¥1,487,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270A3-FNNN6N0	¥1,591,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTA270A3-DNNN5N0	¥1,335,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270A3-DNNN6N0	¥1,439,000	後報	後報

HA8000/270 (B3) 希望小売価格表



*1 :メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3 :RADレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、RADレベルの標準は5です。したがって、RADレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス (SD-41A1-N10G ¥20,000) をご購入願います。
 *4 :CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *5 :ディスプレイコントローラは、2チャンネル対応です。

PenIII = Pentium®III Xeon™ プロセッサ

プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	HDD/内蔵RAD	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額)	出張 修理
Windows 2000 Server日本語版 (SP1)(5CAL付き)ブレイストールモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレ 36GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB×4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270B3-FEE5530	¥2,066,000	後報	後報
		36GBアレ 18GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270B3-FED5530	¥1,890,000	後報	後報
		18GBアレ 9GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270B3-FEB5530	¥1,890,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270B3-FNNN5N0	¥1,521,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270B3-FNNN6N0	¥1,625,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレ 36GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB×4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270B3-DEE5530	¥1,914,000	後報	後報
		36GBアレ 18GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270B3-DED5530	¥1,738,000	後報	後報
		18GBアレ 9GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270B3-DEB5530	¥1,738,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270B3-DNNN5N0	¥1,369,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270B3-DNNN6N0	¥1,473,000	後報	後報
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(10CAL付き)ブレイストールモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレ 36GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB×4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270B3-FEE5530	¥2,072,000	後報	後報
		36GBアレ 18GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270B3-FED5530	¥1,896,000	後報	後報
		18GBアレ 9GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270B3-FEB5530	¥1,896,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTD270B3-FNNN5N0	¥1,527,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTD270B3-FNNN6N0	¥1,631,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレ 36GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 128MB×4 ECC SDRAM :100MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270B3-DEE5530	¥1,920,000	後報	後報
		36GBアレ 18GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270B3-DED5530	¥1,744,000	後報	後報
		18GBアレ 9GB×3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270B3-DEB5530	¥1,744,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTD270B3-DNNN5N0	¥1,375,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTD270B3-DNNN6N0	¥1,479,000	後報	後報
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP1)(25CAL付き)ブレイストールモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTS270B3-FNNN5N0	¥2,023,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270B3-FNNN6N0	¥2,127,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTS270B3-DNNN5N0	¥1,871,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270B3-DNNN6N0	¥1,975,000	後報	後報
OSなしモデル								
Xeon(700MHz/2048kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTA270B3-FNNN5N0	¥1,447,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270B3-FNNN6N0	¥1,551,000	後報	後報
Xeon(700MHz/1024kB) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTA270B3-DNNN5N0	¥1,295,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270B3-DNNN6N0	¥1,399,000	後報	後報

HA8000/270 (G3) 希望小売価格表

*1 :メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3 :RAIDレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス (SD-41A1-N10G ¥20,000) をご購入願います。
 *4 :CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *5 :ディスプレイコントローラは、2チャンネル対応です。




PenIII = Pentium®III プロセッサ

プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	HDD/内蔵 R.A.D	メモリー	CD - ROM/ DVD - RAM	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額)	
							維持 保守	出張 修理
Windows 2000 Server日本語版 (SP1)(5CAL付き)プレインストールモデル								
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GB アレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270G3-DEE5530	¥1,908,000	後報	後報
		36GB アレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270G3-DED5530	¥1,692,000	後報	後報
		18GB アレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270G3-DEB5530	¥1,692,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270G3-DNNN5N0	¥1,187,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270G3-DNNN6N0	¥1,291,000	後報	後報
Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GB アレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270G3-CEE5530	¥1,828,000	後報	後報
		36GB アレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270G3-CED5530	¥1,612,000	後報	後報
		18GB アレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270G3-CEB5530	¥1,612,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270G3-CNNN5N0	¥1,107,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270G3-CNNN6N0	¥1,211,000	後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GB アレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270G3-BEE5530	¥1,828,000	後報	後報
		36GB アレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270G3-BED5530	¥1,612,000	後報	後報
		18GB アレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270G3-BEB5530	¥1,612,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270G3-BNNN5N0	¥1,107,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270G3-BNNN6N0	¥1,211,000	後報	後報
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP1)(25CAL付き)プレインストールモデル								
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTS270G3-DNNN5N0	¥1,689,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270G3-DNNN6N0	¥1,793,000	後報	後報
Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTS270G3-CNNN5N0	¥1,609,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270G3-CNNN6N0	¥1,713,000	後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTS270G3-BNNN5N0	¥1,609,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270G3-BNNN6N0	¥1,713,000	後報	後報

プロセッサー	ディスクアレイ コントローラ	HDD/内蔵RAD	メモリー	CD - ROM/ DVD - RAM	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額)	
維持保守								出張修理
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(10CAL付き)ブレイインストールモデル								
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270G3-DEE5530	¥1,914,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270G3-DED5530	¥1,698,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270G3-DEB5530	¥1,698,000	後報	後報
		選択 *2 *3						
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTD270G3-DNNN5N0	¥1,193,000	後報	後報
					GTD270G3-DNNN6N0	¥1,297,000	後報	後報
Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270G3-CEE5530	¥1,834,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270G3-CED5530	¥1,618,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270G3-CEB5530	¥1,618,000	後報	後報
		選択 *2 *3						
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTD270G3-CNNN5N0	¥1,113,000	後報	後報
					GTD270G3-CNNN6N0	¥1,217,000	後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270G3-BEE5530	¥1,834,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270G3-BED5530	¥1,618,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270G3-BEB5530	¥1,618,000	後報	後報
		選択 *2 *3						
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTD270G3-BNNN5N0	¥1,113,000	後報	後報
					GTD270G3-BNNN6N0	¥1,217,000	後報	後報
OSなしモデル								
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTA270G3-DNNN5N0	¥1,113,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270G3-DNNN6N0	¥1,217,000	後報	後報
Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTA270G3-CNNN5N0	¥1,033,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270G3-CNNN6N0	¥1,137,000	後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTA270G3-BNNN5N0	¥1,033,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270G3-BNNN6N0	¥1,137,000	後報	後報

HA8000/270 (H3) 希望小売価格表



*1 :メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3 :RAIDレベルは、0,1,5,6,7から選択願います。なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,6,7を選択の場合、別途サービス費(5D-41A1-N10G ¥20,000)をご購入願います。
 *4 :CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *5 :ディスプレイコントローラは、2チャンネル対応です。

PenIII = Pentium®III プロセッサ

Pentium® III プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	HDD/内蔵 RAID	メモリー	CD - ROM/ DVD - RAM	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額)	
プロセッサ							維持 保守	出張 修理
Windows 2000 Server日本語版 (SP1)(5CAL付き)プレインストールモデル								
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270H3-DEE5530	¥1,868,000	後報	後報
		36GBアレ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270H3-DED5530	¥1,652,000	後報	後報
		18GBアレ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270H3-DEB5530	¥1,652,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270H3-DNNN5N0	¥1,147,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270H3-DNNN6N0	¥1,251,000	後報	後報
Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270H3-CEE5530	¥1,788,000	後報	後報
		36GBアレ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270H3-CED5530	¥1,572,000	後報	後報
		18GBアレ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270H3-CEB5530	¥1,572,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270H3-CNNN5N0	¥1,067,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270H3-CNNN6N0	¥1,171,000	後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTR270H3-BEE5530	¥1,788,000	後報	後報
		36GBアレ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270H3-BED5530	¥1,572,000	後報	後報
		18GBアレ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTR270H3-BEB5530	¥1,572,000	後報	後報
		選択 *2 *3			GTR270H3-BNNN5N0	¥1,067,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	選択 *1	選択 *4	GTR270H3-BNNN6N0	¥1,171,000	後報	後報
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP1)(25CAL付き)プレインストールモデル								
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTS270H3-DNNN5N0	¥1,649,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270H3-DNNN6N0	¥1,753,000	後報	後報
Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTS270H3-CNNN5N0	¥1,569,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270H3-CNNN6N0	¥1,673,000	後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTS270H3-BNNN5N0	¥1,569,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTS270H3-BNNN6N0	¥1,673,000	後報	後報

プロセッサー	ディスクアレイ コントローラ	HDD/内蔵RAD	メモリー	CD - ROM/ DVD - RAM	形名	希望小売価格 (税別)	保守料 (月額)	
維持 保守								出張 修理
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(10CAL付き)ブレイインストールモデル								
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270H3-DEE5530	¥1,874,000	後報	後報
		36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270H3-DED5530	¥1,658,000	後報	後報
		18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270H3-DEB5530	¥1,658,000	後報	後報
		選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GTD270H3-DNNN5N0	¥1,153,000
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5	GTD270H3-DNNN6N0	¥1,257,000			後報	後報
	Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270H3-CEE5530	¥1,794,000	後報
36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270H3-CED5530			¥1,578,000	後報	後報
18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転			GTD270H3-CEB5530			¥1,578,000	後報	後報
選択 *2 *3			選択 *1			選択 *4	GTD270H3-CNNN5N0	¥1,073,000
Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル		選択 *2 *3 *5		GTD270H3-CNNN6N0	¥1,177,000		後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU		Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	72GBアレイ 36GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転	512MB 512MB × 1 ECC SDRAM :133MHz	CD-ROM 最大40倍速	GTD270H3-BEE5530	¥1,794,000	後報
	36GBアレイ 18GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転		GTD270H3-BED5530			¥1,578,000	後報	後報
	18GBアレイ 9GB × 3 RAID5 Ultra160 :10,000回転		GTD270H3-BEB5530			¥1,578,000	後報	後報
	選択 *2 *3		選択 *1			選択 *4	GTD270H3-BNNN5N0	¥1,073,000
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5		GTD270H3-BNNN6N0	¥1,177,000		後報	後報
	OSなしモデル							
Pen III (1GHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GTA270H3-DNNN5N0	¥1,073,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270H3-DNNN6N0	¥1,177,000	後報	後報
Pen III (866MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTA270H3-CNNN5N0	¥993,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270H3-CNNN6N0	¥1,097,000	後報	後報
Pen III (733MHz) ×1CPU	Ultra160 GT-CA7161 1チャンネル	選択 *2 *3			GTA270H3-BNNN5N0	¥993,000	後報	後報
	Ultra160 GT-CA7162 2チャンネル	選択 *2 *3 *5			GTA270H3-BNNN6N0	¥1,097,000	後報	後報