

HA8000/70G7 (Pen -S:RAID(IDE):キャビネットタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3: RAIDレベルは、0,1,5,10から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)ブレンストールモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070G7-U7T5820	¥627,000
					選択*1	選択*4	GSR070G7-UNT58N0	¥576,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU					256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070G7-Q7T5820	完売しました
					選択*1	選択*4	GSR070G7-QNT58N0	完売しました
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)ブレンストールモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070G7-U7T5821	¥627,000
					選択*1	選択*4	GSD070G7-UNT58N1	¥576,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU					256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070G7-Q7T5821	完売しました
					選択*1	選択*4	GSD070G7-QNT58N1	完売しました
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)ブレンストールモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択*1	選択*4	GSS070G7-UNT58N0	¥1,047,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSS070G7-QNT58N0	完売しました
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択*1	選択*4	GSM070G7-UNT58N2	¥611,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSM070G7-QNT58N2	完売しました
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択*1	選択*4	GSM070G7-UNT58N0	¥548,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSM070G7-QNT58N0	完売しました
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択*1	選択*4	GSM070G7-UNT58N1	¥548,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSM070G7-QNT58N1	完売しました
OSなしモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択*1	選択*4	GSA070G7-UNT58N0	¥507,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSA070G7-QNT58N0	完売しました

HA8000/70G7 (Pen -S:RAID(IDE):ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3: RAIDレベルは、0,1,5,10から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSR070G7-UNT5810	¥615,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSR070G7-QNT5810	完売しました
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSD070G7-UNT5811	¥615,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSD070G7-QNT5811	完売しました
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSS070G7-UNT5810	¥1,086,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSS070G7-QNT5810	完売しました
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070G7-UNT5812	¥650,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSM070G7-QNT5812	完売しました
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070G7-UNT5810	¥587,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSM070G7-QNT5810	完売しました
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070G7-UNT5811	¥587,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSM070G7-QNT5811	完売しました
OSなしモデル								
Pen III-S (1.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSA070G7-UNT5810	¥546,000
Pen III-S (1.26 GHz) ×1CPU							GSA070G7-QNT5810	完売しました

HA8000/70N7 (Pen4:ディスク(IDE):キャビネットタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

Xeon MPはPentium[®] Xeon プロセッサMP、XeonはPentium[®] Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium[®] III-S プロセッサ、CeleronはCeleron[®] プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD/内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	512MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070N7-YESBN40	¥465,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070N7-YESBN20	¥422,000
			256MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070N7-Y7SBN40	¥426,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070N7-Y7SBN20	¥383,000
			選択 *1	選択 *4	GSR070N7-YNSBNN0	¥369,000
			Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	512MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz
CD-ROM 最大48倍速	GSR070N7-WESBN20	¥422,000				
256MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070N7-W7SBN40				¥426,000
	CD-ROM 最大48倍速	GSR070N7-W7SBN20				¥383,000
選択 *1	選択 *4	GSR070N7-WNSBNN0				¥369,000
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	512MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070N7-YESBN41	¥465,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSD070N7-YESBN21	¥422,000
			256MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070N7-Y7SBN41	¥426,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSD070N7-Y7SBN21	¥383,000
			選択 *1	選択 *4	GSD070N7-YNSBNN1	¥369,000
			Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	512MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz
CD-ROM 最大48倍速	GSD070N7-WESBN21	¥422,000				
256MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070N7-W7SBN41				¥426,000
	CD-ROM 最大48倍速	GSD070N7-W7SBN21				¥383,000
選択 *1	選択 *4	GSD070N7-WNSBNN1				¥369,000

Xeon MPIはPentium[®] Xeon プロセッサMP、XeonはPentium[®] Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium[®]III-S プロセッサ、CeleronはCeleron[®] プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD/内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3)(25CAL付き)プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSS070N7-YNSBNN0	¥814,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSS070N7-WNSBNN0	¥814,000
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSM070N7-YNSBNN2	¥378,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070N7-WNSBNN2	¥378,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSM070N7-YNSBNN0	¥315,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070N7-WNSBNN0	¥315,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSM070N7-YNSBNN1	¥315,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070N7-WNSBNN1	¥315,000
OSなしモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSA070N7-YNSBNN0	¥274,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSA070N7-WNSBNN0	¥274,000

HA8000/70N7 (Pen4 : ディスク (IDE) : ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、ご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス (純正品) を選択の上、ご購入願います。

Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD / 内蔵RAID	メモリー	CD-ROM / DVD-RAM	形名	希望小売価格 (税別)
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3)(5CAL付き) プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSR070N7-YNSBN10	¥408,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSR070N7-WNSBN10	¥408,000
Windows NT Server4.0 日本語版 (SP6a)(5CAL付き) プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSD070N7-YNSBN11	¥408,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSD070N7-WNSBN11	¥408,000
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3)(25CAL付き) プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSS070N7-YNSBN10	¥853,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSS070N7-WNSBN10	¥853,000
Linux (redhatLinux Advanced Server) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSM070N7-YNSBN12	¥417,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN12	¥417,000
Linux (redhat7.2J) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSM070N7-YNSBN10	¥354,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN10	¥354,000
Linux (TurboLinux Server 日本語版6.1) プラットフォームモデル [インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSM070N7-YNSBN11	¥354,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN11	¥354,000
OSなしモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA オンボード	80GB Ultra ATA: 7,200回転	選択 *1	選択 *4	GSA070N7-YNSBN10	¥313,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSA070N7-WNSBN10	¥313,000

HA8000/70M7 (Pen 4 : ディスク(SCSI) : キャビネットタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

Xeon MPはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD / 内蔵RAID	メモリー	CD - ROM / DVD - RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3)(5CAL付き) プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	3 GB Ultra160:10,000回転	5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070M7-YE5AN40	¥474,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070M7-YE5AN20	¥431,000
			2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070M7-Y75AN40	¥435,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070M7-Y75AN20	¥392,000
		1 8 GB Ultra160:10,000回転	5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070M7-YE4AN40	¥443,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070M7-YE4AN20	¥400,000
			2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070M7-Y74AN40	¥404,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070M7-Y74AN20	¥361,000
		選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSR070M7-YNNNNN0	¥295,000
		Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	3 GB Ultra160:10,000回転	5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB
CD-ROM 最大48倍速	GSR070M7-WE5AN20					¥431,000
2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB				GSR070M7-W75AN40	¥435,000
	CD-ROM 最大48倍速				GSR070M7-W75AN20	¥392,000
1 8 GB Ultra160:10,000回転	5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz			DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070M7-WE4AN40	¥443,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070M7-WE4AN20	¥400,000
	2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz			DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSR070M7-W74AN40	¥404,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSR070M7-W74AN20	¥361,000
選択 *2	選択 *1			選択 *4	GSR070M7-WNNNNN0	¥295,000
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3)(25CAL付き) プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSS070M7-YNNNNN0	¥766,000
Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU					GSS070M7-WNNNNN0	¥766,000

Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD/内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)プレインストールモデル						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	3 GB Ultra160:10,000回転	5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-YE5AN41	¥474,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-YE5AN21	¥431,000
		1 8 GB Ultra160:10,000回転	2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-Y75AN41	¥435,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-Y75AN21	¥392,000
		5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-YE4AN41	¥443,000	
			CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-YE4AN21	¥400,000	
		2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-Y74AN41	¥404,000	
CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-Y74AN21		¥361,000			
選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSD070M7-YNNNNN1	¥295,000		
Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	3 GB Ultra160:10,000回転	5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-WE5AN41	¥474,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-WE5AN21	¥431,000
		1 8 GB Ultra160:10,000回転	2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-W75AN41	¥435,000
				CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-W75AN21	¥392,000
		5 1 2 MB 512MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-WE4AN41	¥443,000	
			CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-WE4AN21	¥400,000	
		2 5 6 MB 256MB × 1: ECC SDRAM: 133MHz	DVD-RAM 片/両面: 4.7/9.4GB	GSD070M7-W74AN41	¥404,000	
CD-ROM 最大48倍速	GSD070M7-W74AN21		¥361,000			
選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSD070M7-WNNNNN1	¥295,000		
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSM070M7-YNNNNN2	¥330,000
Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU					GSM070M7-WNNNNN2	¥330,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSM070M7-YNNNNN0	¥267,000
Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU					GSM070M7-WNNNNN0	¥267,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSM070M7-YNNNNN1	¥267,000
Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU					GSM070M7-WNNNNN1	¥267,000
OSなしモデル						
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSA070M7-YNNNNN0	¥226,000
Pen 4 (2.0GHz) ×1CPU					GSA070M7-WNNNNN0	¥226,000

HA8000/70M7 (Pen4 : ディスク(SCSI): ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD/内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)ブレインストールモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSR070M7-YNNNN10	¥334,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSR070M7-WNNNN10	¥334,000
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)ブレインストールモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSD070M7-YNNNN11	¥334,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSD070M7-WNNNN11	¥334,000
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)ブレインストールモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSS070M7-YNNNN10	¥805,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSS070M7-WNNNN10	¥805,000
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSM070M7-YNNNN12	¥369,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070M7-WNNNN12	¥369,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSM070M7-YNNNN10	¥306,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070M7-WNNNN10	¥306,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSM070M7-YNNNN11	¥306,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSM070M7-WNNNN11	¥306,000
OSなしモデル						
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 オンボード	選択 *2	選択 *1	選択 *4	GSA070M7-YNNNN10	¥265,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU					GSA070M7-WNNNN10	¥265,000

HA8000/70L7 (Pen4:RAID(IDE):キャビネットタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3: RAIDレベルは、0,1,5,10から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3)(5CAL付き) プレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		512MB 512MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070L7-YET5820	¥588,000
					256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070L7-Y7T5820	¥549,000
					選択 *1	選択 *4	GSR070L7-YNT58N0	¥507,000
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		512MB 512MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070L7-WET5820	¥588,000
					256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070L7-W7T5820	¥549,000
					選択 *1	選択 *4	GSR070L7-WNT58N0	¥507,000
Windows NT Server4.0 日本語版 (SP6a)(5CAL付き) プレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		512MB 512MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070L7-YET5821	¥588,000
					256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070L7-Y7T5821	¥549,000
					選択 *1	選択 *4	GSD070L7-YNT58N1	¥507,000
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		512MB 512MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070L7-WET5821	¥588,000
					256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070L7-W7T5821	¥549,000
					選択 *1	選択 *4	GSD070L7-WNT58N1	¥507,000
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3)(25CAL付き) プレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSS070L7-YNT58N0	¥978,000
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU							GSS070L7-WNT58N0	
Linux (redhatLinux Advanced Server) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070L7-YNT58N2	¥542,000
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU							GSM070L7-WNT58N2	
Linux (redhat7.2J) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070L7-YNT58N0	¥479,000
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU							GSM070L7-WNT58N0	
Linux (TurboLinux Server 日本語版6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070L7-YNT58N1	¥479,000
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU							GSM070L7-WNT58N1	
OSなしモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3:RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSA070L7-YNT58N0	¥438,000
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU							GSA070L7-WNT58N0	

HA8000/70L7 (Pen4:RAID(IDE):ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3:RAIDレベルは、0,1,5,10から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4:CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3;RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSR070L7-YNT5810	¥546,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSR070L7-WNT5810	¥546,000
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3;RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSD070L7-YNT5811	¥546,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSD070L7-WNT5811	¥546,000
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3;RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSS070L7-YNT5810	¥1,017,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSS070L7-WNT5810	¥1,017,000
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3;RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070L7-YNT5812	¥581,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSM070L7-WNT5812	¥581,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3;RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070L7-YNT5810	¥518,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSM070L7-WNT5810	¥518,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3;RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSM070L7-YNT5811	¥518,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSM070L7-WNT5811	¥518,000
OSなしモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	UltraATA	160GBアレイ 80GB×3;RAID5 Ultra ATA:7,200回転	×		選択 *1	選択 *4	GSA070L7-YNT5810	¥477,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSA070L7-WNT5810	¥477,000

HA8000/70K7 (Pen4:RAID(SCSI):キャビネットタイプ)希望小売価格表

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3:RAIDレベルは、0,1,5,10,JBOD(RAID7)から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10,JBOD(RAID7)を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4:CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スワップ 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3)(5CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra160:10,000回転			512MB	CD-ROM 最大48倍速	GSR070K7-YEJ5920	¥1,111,000
					256MB		GSR070K7-Y7J5920	¥1,091,000
					512MB		GSR070K7-YEH5920	¥691,000
					256MB		GSR070K7-Y7H5920	¥671,000
					512MB		GSR070K7-YEG5920	¥613,000
					256MB		GSR070K7-Y7G5920	¥593,000
	選択 *2 *3		選択 *4	GSR070K7-YNNN9N0	¥436,000			
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra160:10,000回転			512MB	CD-ROM 最大48倍速	GSR070K7-WEJ5920	¥1,111,000
					256MB		GSR070K7-W7J5920	¥1,091,000
					512MB		GSR070K7-WEH5920	¥691,000
					256MB		GSR070K7-W7H5920	¥671,000
					512MB		GSR070K7-WEG5920	¥613,000
					256MB		GSR070K7-W7G5920	¥593,000
	選択 *2 *3		選択 *4	GSR070K7-WNNN9N0	¥436,000			
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)ブレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra160:10,000回転			512MB	CD-ROM 最大48倍速	GSD070K7-YEJ5921	¥1,111,000
					256MB		GSD070K7-Y7J5921	¥1,091,000
					512MB		GSD070K7-YEH5921	¥691,000
					256MB		GSD070K7-Y7H5921	¥671,000
					512MB		GSD070K7-YEG5921	¥613,000
					256MB		GSD070K7-Y7G5921	¥593,000
	選択 *2 *3		選択 *4	GSD070K7-YNNN9N1	¥436,000			
Pen 4 (2A GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra160:10,000回転			512MB	CD-ROM 最大48倍速	GSD070K7-WEJ5921	¥1,111,000
					256MB		GSD070K7-W7J5921	¥1,091,000
					512MB		GSD070K7-WEH5921	¥691,000
					256MB		GSD070K7-W7H5921	¥671,000
					512MB		GSD070K7-WEG5921	¥613,000
					256MB		GSD070K7-W7G5921	¥593,000
	選択 *2 *3		選択 *4	GSD070K7-WNNN9N1	¥436,000			

Xeon MPIはPentium[®] Xeon プロセッサMP、XeonはPentium[®] Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium[®] III-S プロセッサ、CeleronはCeleron[®] プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)プレインストールモデル								
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSS070K7-YNNN9N0	¥907,000
Pen 4 (2AGHz) ×1CPU							GSS070K7-WNNN9N0	¥907,000
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070K7-YNNN9N2	¥471,000
Pen 4 (2AGHz) ×1CPU							GSM070K7-WNNN9N2	¥471,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070K7-YNNN9N0	¥408,000
Pen 4 (2AGHz) ×1CPU							GSM070K7-WNNN9N0	¥408,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070K7-YNNN9N1	¥408,000
Pen 4 (2AGHz) ×1CPU							GSM070K7-WNNN9N1	¥408,000
OSなしモデル								
Pen 4 (2.40GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSA070K7-YNNN9N0	¥367,000
Pen 4 (2AGHz) ×1CPU							GSA070K7-WNNN9N0	¥367,000

HA8000/70K7 (Pen4:RAID(SCSI):ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3: RAIDレベルは、0,1,5,10,JBOD(RAID7)から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10,JBOD(RAID7)を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スワップ 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3)(5CAL付き)プレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSR070K7-YNNN910	¥475,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSR070K7-WNNN910	¥475,000
Windows NT Server4.0 日本語版 (SP6a)(5CAL付き)プレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSD070K7-YNNN911	¥475,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSD070K7-WNNN911	¥475,000
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3)(25CAL付き)プレインストールモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSS070K7-YNNN910	¥946,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSS070K7-WNNN910	¥946,000
Linux (redhatLinux Advanced Server) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070K7-YNNN912	¥510,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSM070K7-WNNN912	¥510,000
Linux (redhat7.2J) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070K7-YNNN910	¥447,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSM070K7-WNNN910	¥447,000
Linux (TurboLinux Server 日本語版6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070K7-YNNN911	¥447,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSM070K7-WNNN911	¥447,000
OSなしモデル								
Pen 4 (2.40 GHz) ×1CPU	Ultra160 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSA070K7-YNNN910	¥406,000
Pen 4 (2.0 GHz) ×1CPU							GSA070K7-WNNN910	¥406,000

HA8000/70R7 (Xeon:ディスク(SCSI):キャビネットタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD/内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)			
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)プレインストールモデル									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSR070R7-3NNNNN0	¥519,000			
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSR070R7-2NNNNN0	¥412,000			
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					3 GB Ultra320: 10,000回転	2.5 GB 256MB × 1: ECC DDR-SDRAM: 266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070R7-U71AN20	¥500,000
					1 GB Ultra320: 10,000回転			GSR070R7-U77AN20	¥469,000
					選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)プレインストールモデル									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSD070R7-3NNNNN1	¥519,000			
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSD070R7-2NNNNN1	¥412,000			
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					3 GB Ultra320: 10,000回転	2.5 GB 256MB × 1: ECC DDR-SDRAM: 266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070R7-U71AN21	¥500,000
					1 GB Ultra320: 10,000回転			GSD070R7-U77AN21	¥469,000
					選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)プレインストールモデル									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSS070R7-3NNNNN0	¥990,000			
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSS070R7-2NNNNN0	¥883,000			
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSS070R7-UNNNNN0	¥883,000			
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSM070R7-3NNNNN2	¥554,000			
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSM070R7-2NNNNN2	¥447,000			
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSM070R7-UNNNNN2	¥447,000			
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSM070R7-3NNNNN0	¥491,000			
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSM070R7-2NNNNN0	¥384,000			
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSM070R7-UNNNNN0	¥384,000			
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSM070R7-3NNNNN1	¥491,000			
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSM070R7-2NNNNN1	¥384,000			
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSM070R7-UNNNNN1	¥384,000			
OSなしモデル									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSA070R7-3NNNNN0	¥450,000			
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSA070R7-2NNNNN0	¥343,000			
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSA070R7-UNNNNN0	¥343,000			

HA8000/70R7 (Xeon:ディスク(SCSI):ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *4: CD-ROM / DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。

Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD/内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)プレインストールモデル						
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSR070R7-3N11110	¥558,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSR070R7-2N11110	¥451,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSR070R7-UN11110	¥451,000
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)プレインストールモデル						
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSD070R7-3N11111	¥558,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSD070R7-2N11111	¥451,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSD070R7-UN11111	¥451,000
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)プレインストールモデル						
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSS070R7-3N11110	¥1,029,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSS070R7-2N11110	¥922,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSS070R7-UN11110	¥922,000
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSM070R7-3N11112	¥593,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSM070R7-2N11112	¥486,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSM070R7-UN11112	¥486,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSM070R7-3N11110	¥530,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSM070R7-2N11110	¥423,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSM070R7-UN11110	¥423,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]						
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSM070R7-3N11111	¥530,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSM070R7-2N11111	¥423,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSM070R7-UN11111	¥423,000
OSなしモデル						
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3	選択 *1	選択 *4	GSA070R7-3N11110	¥489,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU					GSA070R7-2N11110	¥382,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU					GSA070R7-UN11110	¥382,000

HA8000/70P7 (Xeon:RAID(SCSI):キャビネットタイプ) 希望小売価格表

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3: RAIDレベルは、0,1,5,10,JBOD(RAID7)から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10,JBOD(RAID7)を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)	
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)プレインストールモデル									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転			512MB 512MB×1:ECC DDR-SDRAM:266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070P7-3E45920	¥1,193,000	
		72GBアレイ 36GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSR070P7-3E35920	¥851,000	
		36GBアレイ 18GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSR070P7-3E65920	¥779,000	
		選択 *2 *3				選択 *1	選択 *4	GSR070P7-3N9N9N0	¥599,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU		14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転			512MB 512MB×1:ECC DDR-SDRAM:266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070P7-2E45920	¥1,066,000	
		72GBアレイ 36GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSR070P7-2E35920	¥724,000	
		36GBアレイ 18GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSR070P7-2E65920	¥652,000	
		選択 *2 *3				選択 *1	選択 *4	GSR070P7-2N9N9N0	¥482,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU		14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転			512MB 512MB×1:ECC DDR-SDRAM:266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSR070P7-UE45920	¥1,066,000	
	72GBアレイ 36GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転	GSR070P7-UE35920	¥724,000						
	36GBアレイ 18GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転	GSR070P7-UE65920	¥652,000						
	選択 *2 *3		選択 *1	選択 *4	GSR070P7-UN9N9N0	¥482,000			
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)プレインストールモデル									
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転			512MB 512MB×1:ECC DDR-SDRAM:266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070P7-3E45921	¥1,193,000	
		72GBアレイ 36GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSD070P7-3E35921	¥851,000	
		36GBアレイ 18GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSD070P7-3E65921	¥779,000	
		選択 *2 *3				選択 *1	選択 *4	GSD070P7-3N9N9N1	¥599,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU		14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転			512MB 512MB×1:ECC DDR-SDRAM:266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070P7-2E45921	¥1,066,000	
		72GBアレイ 36GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSD070P7-2E35921	¥724,000	
		36GBアレイ 18GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転					GSD070P7-2E65921	¥652,000	
		選択 *2 *3				選択 *1	選択 *4	GSD070P7-2N9N9N1	¥482,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU		14GBアレイ 73GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転			512MB 512MB×1:ECC DDR-SDRAM:266MHz	CD-ROM 最大48倍速	GSD070P7-UE45921	¥1,066,000	
	72GBアレイ 36GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転	GSD070P7-UE35921	¥724,000						
	36GBアレイ 18GB×3:RAID5 Ultra320:10,000回転	GSD070P7-UE65921	¥652,000						
	選択 *2 *3		選択 *1	選択 *4	GSD070P7-UN9N9N1	¥482,000			

Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)プレインストールモデル								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSS070P7-3NNN9N0	¥1,070,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSS070P7-2NNN9N0	¥953,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSS070P7-UNNN9N0	¥953,000
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070P7-3NNN9N2	¥634,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSM070P7-2NNN9N2	¥517,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSM070P7-UNNN9N2	¥517,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070P7-3NNN9N0	¥571,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSM070P7-2NNN9N0	¥454,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSM070P7-UNNN9N0	¥454,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070P7-3NNN9N1	¥571,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSM070P7-2NNN9N1	¥454,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSM070P7-UNNN9N1	¥454,000
OSなしモデル								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSA070P7-3NNN9N0	¥530,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSA070P7-2NNN9N0	¥413,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSA070P7-UNNN9N0	¥413,000

HA8000/70P7 (Xeon:RAID(SCSI):ラックマウントタイプ) 希望小売価格表

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 *3:RAIDレベルは、0,1,5,10,JBOD(RAID7)から選択願います。
 なお、RAIDレベルの標準は5です。したがって、RAIDレベル0,1,10,JBOD(RAID7)を選択の場合、別途サービス(SD-41A1-N10G:¥20,000)をご購入願います。
 *4:CD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイス(純正品)を選択の上、ご購入願います。
 Xeon MPIはPentium® Xeon プロセッサMP、XeonはPentium® Xeon プロセッサ、Pen III-SはPentium® III-S プロセッサ、CeleronはCeleron® プロセッサの略称です。

プロセッサ	ディスク アレイ コントローラ	HDD/内蔵RAID	ホット プラグ 対応	ホット スベア 対応	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	形名	希望小売価格(税別)
Windows 2000 Server日本語版 (SP3)(5CAL付き)プレインストールモデル								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSR070P7-3NNN910	¥638,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSR070P7-2NNN910	¥521,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSR070P7-UNNN910	¥521,000
Windows NT Server4.0日本語版 (SP6a)(5CAL付き)プレインストールモデル								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSD070P7-3NNN911	¥638,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSD070P7-2NNN911	¥521,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSD070P7-UNNN911	¥521,000
Windows 2000 Advanced Server日本語版 (SP3)(25CAL付き)プレインストールモデル								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSS070P7-3NNN910	¥1,109,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSS070P7-2NNN910	¥992,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSS070P7-UNNN910	¥992,000
Linux (redhatLinux Advanced Server)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070P7-3NNN912	¥673,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSM070P7-2NNN912	¥556,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSM070P7-UNNN912	¥556,000
Linux (redhat7.2J)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070P7-3NNN910	¥610,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSM070P7-2NNN910	¥493,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSM070P7-UNNN910	¥493,000
Linux (TurboLinux Server日本語版6.1)プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSM070P7-3NNN911	¥610,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSM070P7-2NNN911	¥493,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSM070P7-UNNN911	¥493,000
OSなしモデル								
Xeon (2.80 B GHz) ×1CPU	Ultra320 1チャンネル	選択 *2 *3			選択 *1	選択 *4	GSA070P7-3NNN910	¥569,000
Xeon (2.40 B GHz) ×1CPU							GSA070P7-2NNN910	¥452,000
Xeon (1.80 GHz) ×1CPU							GSA070P7-UNNN910	¥452,000