

# HA8000- SecureSpace

SSL



SecureSpace250



SecureSpace300

*Easy to Use  
Connectivity  
All in One  
Security*


## 電子商取引に使用されるSSL暗号/復号化装置

データ暗号/復号化することで高度なセキュリティを実現するSSL。しかし、この処理には膨大な計算が必要なため、Webサーバで行うとレスポンスの大幅な低下につながります。SecureSpaceは、暗号/復号化におけるWebサーバの負荷を専用のハードウェアとソフトウェアで肩代わり、Webサーバのレスポンスを低下させずに、セキュリティの向上を実現します。



### ●処理性能と冗長性を向上

HA8000-ie/SecureSpaceを直列接続したIn-Path構成、またはL4スイッチを用いたOne-Arm構成にすることで、処理性能をスケラブルに向上させることが可能です。また、万一の障害の場合には、設定によって自動的にシステムから切り離され、他のHA8000-ie/SecureSpaceが処理を代行して行うため、処理の中断も防げます。

#### ●In-Path構成による接続例



#### ●One-Arm構成による接続例



### ■希望小売価格

製品名	概要	希望小売価格
HA8000-ie/SecureSpace300	SSL暗号/復号化装置	¥3,000,000~
HA8000-ie/SecureSpace250		¥2,300,000~

### ■サービスメニュー

サービス名	概要	価格
HA8000-ie/SecureSpaceサポートサービス	e-mailによる技術的な問い合わせサービス(インシデント5件/年)	¥100,000
HA8000-ie/SecureSpace事前検証サービス	機器を導入する以前の段階で、設定方法や導入に関する支援	個別見積り

### ■概略仕様

仕様	HA8000-ie/SecureSpace300	HA8000-ie/SecureSpace250
処理能力	2,200接続/秒	1,000接続/秒
対応するセキュリティ・アルゴリズム	RSA, RC2, RC4, DES, 3DES, MD5, SHA-1	
接続インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2ポート, 100BASE-TX/10BASE-T × 1ポート, TTYシリアル・コンソール × 2ポート	100BASE-TX/10BASE-T × 2ポート, TTYシリアル・コンソール × 2ポート
装置管理機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コマンドライン・インタフェース</li> <li>・シリアルコンソール経由での動的設定 (パスワード保護あり)</li> <li>・証明書、プライベート・キー、証明書ごとのポート番号/IP設定、ログ/診断情報の表示</li> <li>・透過的な動作-イントラネットでのテストや設定をサポートする内蔵証明書発行機能</li> </ul>	
外形寸法	437(W) × 519(D) × 43.4(H)mm (1U)*	425(W) × 470(D) × 44.5(H)mm (1U)*
質量	8.9kg	4.8kg
消費電力	171W	72W
VCCI基準	クラスA情報技術装置	

\* ラック搭載時は2U分のスペースが必要となります(1U=44.45mm)。VCCI:情報処理装置等電波障害自主規制協会の基準です。

・記載の製品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。

・記載されている価格は希望小売価格です。別途、消費税が必要になります。・価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれていません。

・搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。

#### ■情報提供サービス■

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000>

#### ■製品に関するお問い合わせ■

HCAセンター 

0120-2580-12

●利用時間 9:00~17:00  
(土・日・祝日を除く)



日立製作所・インターネットプラットフォーム事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO (国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。登録番号:EC97J1108 登録日:1997年10月28日



安全に関するご注意

ご使用の前に、必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

 株式会社 日立製作所

インターネットプラットフォーム事業部

〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目27番18号(日立大森第二別館) TEL.(03)5471-8943(ダイヤル)

北海道支社 (011) 261-3131 横浜支社 (045) 451-5000 中部支社 (052) 243-3111 四国支社 (087) 831-2111

東北支社 (022) 223-0121 北陸支社 (076) 433-8511 関西支社 (06) 6616-1111 九州支社 (092) 852-1111

関東支社 (03) 3212-1111 // (情報関係) (076) 263-0551 中国支社 (082) 541-4111

●製品仕様は、2002年5月現在のものです。改良のため変更することがあります。

●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。



S P - 4 6 5 - 3 0

ZF-R(G)