

4. オプション一覧

HA8000/30W A6, B6, C6

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30 A6	30 B6	30 C6
メモリーボード	メモリーボード	GS-MJ71289CEX GS-MJ71289C GS-MJ72569CEX GS-MJ72569C GS-MJ75129CEX GS-MJ75129C GS-MJ70169CEX GS-MJ70169C GS-MJ71287CEX GS-MJ71287C GS-MJ72567CEX GS-MJ72567C GS-MJ75127CEX GS-MJ75127C			128MBx1, SDRAM, 133MHz 256MBx1, SDRAM, 133MHz 512MBx1, SDRAM, 133MHz 1GBx1, SDRAM, 133MHz 128MBx1, SDRAM, 133MHz 256MBx1, SDRAM, 133MHz 512MBx1, SDRAM, 133MHz			
拡張ボード	SCSIボード	GS-SCS7252EX GS-CS7253 GS-CS7252 GS-CS7217EX GS-CS7217			Ultra160 SCSI, 1ヶ年補, PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット Ultra160 SCSI, 1ヶ年補, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用 Ultra160 SCSI, 1ヶ年補, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 Ultra SCSI, 1ヶ年補, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載用	*5	*5	*5
LANボード	LANボード	GS-SCN7240EX GS-CN7240 GS-CN7241 GS-SCN7530EX GS-CN7530 GS-CN7531 GS-CN7620EX GS-CN7620			100BASE-TX/10BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット 100BASE-TX/10BASE-T, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用 100BASE-TX/10BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット 1000BASE-T, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 1000BASE-SX, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載用	*5	*5	*5
コミュニケーションボード	コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100			HDLC制御用			
マルチコミュニケーションボックス	マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800	完売しました。		イーサネット用, PCI:ハーフサイズ			
SVPボードセット	SVPボードセット	GS-SCM7400DEX GS-SCM7400D GS-SCM7401D GS-SCM7400AEX GS-SCM7400A GS-SCM7401A			サードパーティ, PCI, 電源ユニット + SVPソフトウェアのインストール LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット サードパーティ, PCI, 電源ユニット + SVPソフトウェアのインストール ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用 サードパーティ, PCI, 電源ユニット + SVPソフトウェアのインストール LowProfile PCIスロット搭載現地増設用 サードパーティ, PCI, 電源ユニット + SVPソフトウェアのインストール サードパーティ, PCI, 電源ユニット + SVPソフトウェアのインストール ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用 サードパーティ, PCI, 電源ユニット + SVPソフトウェアのインストール LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
システム装置内蔵デバイス	内蔵薄型CD-ROM	GS-SUC53243EX			薄型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 24倍速 薄型CD-ROM用IDEケーブル付き			
内蔵DVD-RAM	内蔵DVD-RAM	GS-SUV70503EX			ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB DVD-RAM用IDEケーブル付き			
内蔵ハードディスク	内蔵ハードディスク	GS-UH48231EX GS-UH48231			IDE, 80GB, 7200r/min			
内蔵DATA(DDS-4)	内蔵DATA(DDS-4)	GS-SUD74013EX GS-SUD74013 GS-SUD74013TEX GS-SUD74013T GS-SUD74013WEX GS-SUD74013W GS-SUD74013XEX GS-SUD74013X GS-SUD74013DEX GS-SUD74013XD GS-SUD74013JEX GS-SUD74013J GS-SUD74013KEX GS-SUD74013K GS-SUD74013YEX GS-SUD74013Y GS-SUD74013TYEX GS-SUD74013TY GS-SUD74013WYEX GS-SUD74013WY GS-SUD74013XYEX GS-SUD74013XY GS-SUD74013DYEX GS-SUD74013XDY			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + x7 i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v9.0 + x7 i7(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク	内蔵光磁気ディスク	GS-SUM56413REX GS-SUM56413R GS-SUM56413EX GS-SUM56413			Fast SCSI-2, 640MB MO加 - + 変換アダプタ + SCSI(Wide)ケーブル付き Fast SCSI-2, 640MB MO加 - + SCSI(Narrow)ケーブル付き			

*5: LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30A6	30B6	30C6
ディスプレイ装置	PC-DC5201	完売しました。			15型ワイド液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型ワイド液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC5203	完売しました。			15型ワイド液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC7103	完売しました。			17型ワイド液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DC7104	完売しました。			17型ワイド液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DC3622	完売しました。			22型ワイド液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型ワイド液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応	*3	*3	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型TFT、640x480～1024x768ドット			
	PC-DT3157	完売しました。			15型TFT、640x480～1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3171	完売しました。			17型TFT、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
外付け装置								
バックアップキャビネットセット	GSBS201-C100200				H'ラックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル付き			
	GSBS201-R100200				H'ラックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2	*2
	GSBS201-R200200				H'ラックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2	*2
スイッチングHUB	GH-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7501	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-SX))			
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-T))			
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドライブ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 片面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
ケーブル								
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m			
SCSIケーブル	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用、2.0m			
インタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションケーブル、用、3.0m			
インタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションケーブル、用、3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			マルチコミュニケーションケーブル、用、2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m			
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用、2.0m			
DSP/KB/マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102				コネクタ(GH-AT7041)接続用、3.0m			
DSP/KB/マウスケーブルセット (8/15ポート用)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポート用)			
PS2 KB/マウス/CRトケーブル	GH-LVK7103				コネクタ(GH-AT7080)接続用、3.0m			
					コネクタ(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m			
無停電電源装置	GS-SBU7050	完売しました。			500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GS-SBU7050A	完売しました。			500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GS-SBU7050S	完売しました。			500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7050				500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7050A				500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7050S				500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7050S1				500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GS-SBU7070	完売しました。			700VA/450W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GS-SBU7070A	完売しました。			700VA/450W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GS-SBU7070S	完売しました。			700VA/450W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7070				700VA/450W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070A				700VA/450W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070S				700VA/450W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7140	完売しました。			1200VA/950W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7214	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131				3000VA/2250W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPS拡張ユニット、ラックキャビネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き			

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		30A6	30B6	30C6	
ラック関連									
ラックキャビネット	GH-RK7382 GH-RK7162	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット 16Uラックキャビネット				
ラックサイドパネル	GH-RS7381 GH-RS7160		38U用ラックサイドパネル、2枚1組 16U用ラックサイドパネル、2枚1組						
フロントドア	GH-RD7381 GH-RD7160 GH-RD7382 GH-RD7163		38U用フロントドア、アクリル窓 16U用フロントドア、アクリル窓 38U用フロントドア、エッジ-カーブ 16U用フロントドア、エッジ-カーブ						
リアドア	GH-RD7161		16U用リアドア						
ブラックパネル	GH-RP7011		1U用						
ラック連結キット	GH-RJ7001 GH-RJ7002 GH-RJ7000		エッジ-カーブフロントドア付きラック連結用(38U) エッジ-カーブフロントドア付きラック連結用(16U) アクリル窓フロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)						
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001		キーボード、マウス収納用ユニット						
HUB収納ユニット	GH-RH7100 GH-RH7200 GH-RH7201		スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用 スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用 スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用						
コンセントボックスユニット	GH-AG7105		アクトアウト 5口						
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100 GH-RC7110		完了しました。 ・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型ディスプレイ装置収納用ユニット 15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット					
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200 GH-RL7500		完了しました。 ・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	液晶ディスプレイ装置収納用ユニット 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット					
コンソールユニットセット	GH-SAT7041 GH-SAT7080 GH-SAT7150		完了しました。 完了しました。 完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7041), 48" -ト用, 2U ラックキット + キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7080), 88" -ト用, 2U キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7080x2), 158" -ト(88" -トx2)用, 3U ディスプレイレイ + KB/マウス/ディスプレイレイ + キーボード 収納ユニット付き		*2	*2	*2	
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクディスプレイ, 1U		*2	*2	*2		
ディスプレイ/キーボードユニット(88" -トコナル切替ユニット付き)	GH-RLK7201		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクディスプレイ, 1U 88" -トコナル切替ユニット付き		*2	*2	*2		
ディスプレイ/キーボードユニットセット(48" -トコナル切替ユニット付き)	GH-SRLK7200		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクディスプレイ, 1U 48" -トコナル切替ユニット付き		*2	*2	*2		
変換ブラケット	GH-AU7621		ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		*2	*2	*2		
コンソール切替ユニットセット(48" -ト用)	GH-SAT7043		KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7043), 48" -ト用, 2U ラックキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		*2	*2	*2		
コンソール切替ユニットセット(88" -ト用)	GH-SAT7083		KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7083), 88" -ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		*2	*2	*2		
ラックマウントキット	GH-AU7620		コンソール切替ユニット(48" -ト用)ラックキャビネット搭載用		*2	*2	*2		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10		3025mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)						
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900		HA8000ラックキャビネットへの流通型 3025mm 搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット						
その他									
コンソールユニット(48" -ト用)	GH-AT7041		完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 48" -ト用					
コンソールユニット(88" -ト用)	GH-AT7080		完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 88" -ト用					
コンソール切替ユニット(48" -ト用)	GH-AT7043	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 48" -ト用						
コンソール切替ユニット(88" -ト用)	GH-AT7083		KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 88" -ト用						
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK001		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット						

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W K6,L6,M6,N6

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M6	70 K6	70 L6	70 N6
メモリーボード	GS-MJ71289BEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz				
メモリーボード	GS-MJ71289B				256MBx1, SDRAM, 133MHz				
	GS-MJ72569BEX				512MBx1, SDRAM, 133MHz				
	GS-MJ75129BEX				1GBx1, SDRAM, 133MHz				
	GS-MJ70169BEX								
拡張ボード	GS-CA7230EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1ヶ+1ヶ, PCI				
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230								
SCSIボード	GS-CS7253EX				Ultra160 SCSI, 1ヶ+1ヶ, PCI				
LANボード	GS-CN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1ヶ+1ヶ				
	GS-CN7240				1000BASE-T, PCI:1ヶ+1ヶ				
	GS-CN7530EX				1000BASE-SX, PCI:1ヶ+1ヶ				
	GS-CN7530								
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps				
	GS-SCC7102C				GBIC3ヶ付[HSSDC](GH-CZ7510)付き	*4	*4	*4	*4
	GS-SCC7102PEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps				
	GS-SCC7102P	GBIC3ヶ付[光](GH-CZ7520)付き	*4	*4	*4	*4			
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX								
	GS-CH7100								
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX	完売しました。							
	GS-CR7800								
SVPボードセット	GS-SCM7400EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ7ヶ付, PCI:1ヶ+1ヶ				
	GS-SCM7400E				電源ユニット + SVP7400の取付付き				
	GS-SCM7500EX				サーバ7ヶ付, PCI:1ヶ+1ヶ				
	GS-SCM7500E				電源ユニット + SVP7400の取付 + 外部筐体連動Box付き				
システム装置内蔵デバイス	GS-UC5348AEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI, 48倍速, 厚型				
内蔵CD-ROM	GS-UC5348A								
内蔵DVD-RAM	GS-UV7050EX				ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB				
	GS-UV7050								
内蔵ハードディスク	GS-UH71855EX				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min				
	GS-UH71855				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min				
	GS-UH73655EX				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min				
	GS-UH73655				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min				
	GS-UH718H				Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min				
	GS-UH718H				Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min				
	GS-UH736H	Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min							
	GS-UH736H	Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min							
	GS-UH773H	Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min							
	GS-UH773H	Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min							
	GS-UH736FEX	IDE, 80GB, 7200r/min							
	GS-UH736FRX								
	GS-UH736F								
	GS-UH48231EX								
	GS-UH48231RX								
	GS-UH48231								
HDDベイ	GS-AU7910EX				GS-UH71855/GS-UH73655の5型へ4~9搭載用HDDケース				
	GS-AU7910								
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)				
	GS-UD7402				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GS-SUD7402TEX				完売しました。	BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUD7402T					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GS-SUD7402WEX					BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUD7402W					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GS-SUD7402YEX					BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7402Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GS-SUD7402ZEX					BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7402Z					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GS-SUD7402JEX	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402J		JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き						
	GS-SUD7402KEX	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402K		JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
	GS-SUD7402YEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402Y		5ヶ付(HS-4/150S)x5巻付き						
	GS-SUD7402TYEX	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402TY		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 5ヶ付(HS-4/150S)x5巻付き						
	GS-SUD7402WYEX	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402WY		BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 5ヶ付(HS-4/150S)x5巻付き						
	GS-SUD7402XYEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402XY		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 5ヶ付(HS-4/150S)x5巻付き						
	GS-SUD7402DYEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402DY		5ヶ付(HS-4/150S)x5巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7402JYEX	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402JY		JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + 5ヶ付(HS-4/150S)x5巻付き						
	GS-SUD7402KYEX	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402KY		JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + 5ヶ付(HS-4/150S)x5巻付き						
内蔵DATチェンジャー(DDS-3)	GS-UD5246EX	完売しました。	Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装						
	GS-UD5246		交換3ヶ付付き						
	GS-UD5246TEX	完売しました。	Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装						
	GS-UD5246T		交換3ヶ付 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き						
	GS-UD5246WEX	完売しました。	Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装						
	GS-UD5246W		交換3ヶ付 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き						
	GS-UD5246YEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装						
	GS-UD5246Y								
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GS-UD7406				完売しました。	BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUD7406WEX				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
	GS-SUD7406W					BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUD7406YEX					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
	GS-SUD7406Y					BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7406ZEX					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
	GS-SUD7406Z					BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7406JEX				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
	GS-SUD7406J					JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GS-SUD7406KEX	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装						
	GS-SUD7406K		JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channelボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

*6: R X付き型式は未サポート

*10: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		70 M6	70 K6	70 L6	70 N6	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応 (非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｲﾌﾟ (HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応 (非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応 (非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応 (非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ (HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406DYEX GS-SUD7406DY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応 (非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｲﾌﾟ (HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応 (非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ (HS-4/150S)x10巻付き					
	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応 (非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ (HS-4/150S)x10巻付き					
	内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB)				
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
		GS-SUL7400IEX GS-SUL7400I	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
		GS-SUL7400EXEX GS-SUL7400EX	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
		GS-SUL7400DEXEX GS-SUL7400DEX	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
		GS-SUL7400JEXEX GS-SUL7400JEX	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
		GS-SUL7400KEXEX GS-SUL7400KEX	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GS-SUL7400YEXEX GS-SUL7400YEX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) ｽﾀｲﾌﾟ (D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400TYEXEX GS-SUL7400TYEX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400WYEXEX GS-SUL7400WYEX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400XYEXEX GS-SUL7400XYEX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ (D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400DYEXEX GS-SUL7400DYEX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB), ｽﾀｲﾌﾟ (D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUL7400JYEXEX GS-SUL7400JYEX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ (D88/1800)x5巻付き					
GS-SUL7400KYEXEX GS-SUL7400KYEX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2 (非圧縮/圧縮: 40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ (D88/1800)x5巻付き					
内蔵 A I T	GS-US7500EX GS-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB)					
	GS-SUS7500TEXEX GS-SUS7500T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUS7500IEXEX GS-SUS7500I	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUS7500EXEX GS-SUS7500X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUS7500DEXEX GS-SUS7500DEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUS7500JEXEX GS-SUS7500JEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
	GS-SUS7500KEXEX GS-SUS7500KEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUS7500YEXEX GS-SUS7500YEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ (SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500TYEXEX GS-SUS7500TYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500WYEXEX GS-SUS7500WYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500XYEXEX GS-SUS7500XYEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ (SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500DYEXEX GS-SUS7500DYEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB), ｽﾀｲﾌﾟ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUS7500JYEXEX GS-SUS7500JYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ (SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500KYEXEX GS-SUS7500KYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ (SDX2-50C)x5巻付き					
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き					
	GS-UU7101EX GS-UU7101				LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ)					
内蔵 L T O	GS-SUU7101TEXEX GS-SUU7101T	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUU7101WEXEX GS-SUU7101W	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUU7101EXEX GS-SUU7101X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUU7101DXEXEX GS-SUU7101DX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUU7101JEXEX GS-SUU7101J	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
	GS-SUU7101KEXEX GS-SUU7101K	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUU7101YEXEX GS-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) ｽﾀｲﾌﾟ (LT0U1/100)x5巻付き					
	GS-SUU7101TYEXEX GS-SUU7101TY	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (LT0U1/100)x5巻付き					
	GS-SUU7101WYEXEX GS-SUU7101WY	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ (LT0U1/100)x5巻付き					
	GS-SUU7101XYEXEX GS-SUU7101XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ (LT0U1/100)x5巻付き					
	GS-SUU7101DYEXEX GS-SUU7101DY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUU7101JYEXEX GS-SUU7101JY	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ (LT0U1/100)x5巻付き					
	GS-SUU7101KYEXEX GS-SUU7101KY	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ (LT0U1/100)x5巻付き					
	GS-SUU7102EXEX GS-SUU7102	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB) 内蔵SCSI (LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ付き					
	GS-SUU7102TEXEX GS-SUU7102T	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB) 内蔵SCSI (LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUU7102WEXEX GS-SUU7102W	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB) 内蔵SCSI (LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUU7102EXEXEX GS-SUU7102EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB) 内蔵SCSI (LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUU7102DEXEXEX GS-SUU7102DEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB), 内蔵SCSI (LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUU7102JEXEX GS-SUU7102J	完売しました。			LTO (非圧縮/圧縮: 100GB/200GB) 内蔵SCSI (LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き						

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M6	70 K6	70 L6	70 N6
外付け装置									
LTOチェンジャー	GH-FU7110				キレ ネットワーク、LTO、10連装				
	GH-SFU7110T	完了しました。			キレ ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SFU7110W	完了しました。			キレ ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SFU7110X				キレ ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SFU7110XD				キレ ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SFU7110K	完了しました。			キレ ネットワーク、LTO、10連装、JPI/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SFU7110Y				キレ ネットワーク、LTO、10連装、キレ (LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SFU7110TY	完了しました。			キレ ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + キレ (LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SFU7110WY	完了しました。			キレ ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + キレ (LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SFU7110XY				キレ ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + キレ (LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SFU7110XDY				キレ ネットワーク、LTO、10連装、キレ (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SFU7110KY	完了しました。			キレ ネットワーク、LTO、10連装、JPI/VERITAS Backup Exec 9.0 + キレ (LTOU1/100)x10巻付き				
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ポト (10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75001				8ポト (10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7516	完了しました。			16ポト (10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75161				16ポト (10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7618				16ポト (10Mbps/100Mbps) + 2ポト (1Gbps[1000BASE-SX])				
	GH-BH7618T				16ポト (10Mbps/100Mbps) + 2ポト (1Gbps[1000BASE-T])				
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ポト				
	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル (HSSDCケーブル) との接続用				
GBICコネクタ	GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル (光ケーブル) との接続用				
	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケーブル (光ケーブル) との接続用				
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH、GBIC用、トホ16、ラックマウント付				
	A-6517-S280				FC-PH、GBIC用、トホ16、ラックマウント付、SANRI SE2200/2800用				
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWLG				ファイバチャネル用GBIC				
	A-F6517-BPS				ファイバチャネル用GBIC、SANRI SE2200/2800用				
DVDライブラリ装置 (キレ ネットワーク)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB、2ドタイプ				
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB、4ドタイプ				
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB、4ドタイプ				
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB、2ドタイプ、片面媒体100枚付き				
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB、4ドタイプ、片面媒体100枚付き				
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB、4ドタイプ、片面媒体100枚付き				
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB、4ドタイプ、片面媒体350枚付き				
	GTODVDE0-02D1300				705GB、2ドタイプ				
	GTODVDE0-03D1300				470GB、4ドタイプ				
	GTODVDE0-05D1300				940GB、2ドタイプ				
	GTODVDE0-02D130A				705GB、2ドタイプ、片面媒体100枚付き				
	GTODVDE0-03D130A				470GB、4ドタイプ、片面媒体100枚付き				
	GTODVDE0-05D130A				940GB、2ドタイプ、片面媒体100枚付き				
	コンパクトディスクアレイ装置	GHCR802-xxxxxxx	完了しました。			CR80 (CR802)			
GHCR803-C100800		完了しました。			キレ ネットワーク、CR80 (CR803)、ハードディスク搭載なし				
GHCR803-R100511		完了しました。			ラックマウントタイプ、CR80 (CR803)、72GBPLV (36GBx3)、単体接続用	*2	*2	*2	*2
GHCR803-R200512		完了しました。			ラックマウントタイプ、CR80 (CR803)、72GBPLV (36GBx3)、ラック接続 (2ノド) 用	*2	*2	*2	*2
GHCR803-R100800		完了しました。			ラックマウントタイプ、CR80 (CR803)、ハードディスク搭載なし	*2	*2	*2	*2
GHCR803-R100800		完了しました。			ラックマウントタイプ、CR80 (CR803)、ハードディスク搭載なし	*2	*2	*2	*2
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				-SANRI SE1100/1200				
	A-65x1-x				-SANRI SE2200/2800				
ディスクアレイサブシステム	HT-S4697-x8xxxx				-最大DLT8000x6ドタイプ、60巻				
	HT-S4697-xLxx0F				-最大LT0x6ドタイプ、60巻				
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用、3.0m				
	GH-LX7200				DVDタイプ 列装置接続用、2.0m				
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m				
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m				
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m				
Fibre Channelケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル (HSSDCケーブル)、2.0m				
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル (光ケーブル)、5.0m				
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル (光ケーブル)、10.0m				
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクエリット/リム-ハブ型ハブエリット/CR80接続用、2.0m				
	GH-LT7110				システムポートエリット接続用、3.0m				
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用、3.0m				
	GH-LM1230				コミュニケーションボード用、3.0m				
Xインタフェースケーブル	GH-LM1210	完了しました。			ラックコミュニケーションケーブル用、2.0m				
	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m				
UPS接続ケーブル	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m				
	GH-LV7300				ディスクレジャー用延長用、0.7m				
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m				
	GH-LK7900				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m				
DSP / KB / マウスケーブルセット (4ポト用)	GH-SLK7102				コネクタエリットセット (GH-SAT7041/GH-AT7041) 接続用、3.0m				
	GH-SLK7112				ディスクレジャー用 + KB/マウスケーブル (4ポト用)				
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15ポト用)	GH-SLK7102				コネクタエリットセット (GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080) 接続用、3.0m				
	GH-SLK7112				ディスクレジャー用 + KB/マウスケーブル (8/15ポト用)				
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				ケーブル切替エリット (GH-AT7043、GH-AT7083) 接続用、3.0m				
	GH-LVK7103				ケーブル切替エリット (GH-AT7043、GH-AT7083) 接続用、3.0m				
無停電電源装置									
無停電電源装置	GS-SBU7050	完了しました。			500VA/320W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT、NetWare用、1.8m) 付き				
	GS-SBU7050A	完了しました。			500VA/320W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (Windows2000、Linux用、1.8m) 付き				
	GS-SBU7050S	完了しました。			500VA/320W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus (v5.231J) 付き				
	GH-SBU7050				500VA/320W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT、NetWare用、1.8m) 付き				
	GH-SBU7050A				500VA/320W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (Windows2000、Linux用、1.8m) 付き				
	GH-SBU7050S				500VA/320W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus (v5.231J) 付き				
	GH-SBU7050S1				500VA/320W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (1.8m)、PowerChute Business Edition (v6.1.2) 付き				
	GS-SBU7070	完了しました。			700VA/450W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT、NetWare用、1.8m) 付き				
	GS-SBU7070A	完了しました。			700VA/450W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (Windows2000、Linux用、1.8m) 付き				
	GS-SBU7070S	完了しました。			700VA/450W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus (v5.231J) 付き				
	GH-SBU7070				700VA/450W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT、NetWare用、1.8m) 付き				
	GH-SBU7070A				700VA/450W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (Windows2000、Linux用、1.8m) 付き				
	GH-SBU7070S				700VA/450W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus (v5.231J) 付き				
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (1.8m)、PowerChute Business Edition (v6.1.2) 付き				
	GH-SBU7140	完了しました。			1200VA/950W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT、NetWare用、1.8m) 付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SBU7140A	完了しました。			1200VA/950W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (Windows2000、Linux用、1.8m) 付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SBU7140S	完了しました。			1200VA/950W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus (v5.231J) 付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SBU7140S1	完了しました。			1200VA/950W、キレ ネットワーク、UPS接続ケーブル (1.8m)、PowerChute Business Edition (v6.1.2) 付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SBU7214	完了しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル (WindowsNT、NetWare用、1.8m) 付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SBU7214A	完了しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル (Windows2000、Linux用、1.8m) 付き	*2	*2	*2	*2
GH-SBU7214S	完了しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル (WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus (v5.231J) 付き	*2	*2	*2	*2	
GH-SBU7214S1	完了しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル (1.8m)、PowerChute Business Edition (v6.1.2) 付き	*2	*2	*2	*2	

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M6	70 K6	70 L6	70 N6
無停電電源装置	GH-SBU7131	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			3000VA/2250W, ラックマウントタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き	*2	*2	*2	*2
無停電電源装置	GH-SBU7131A				3000VA/2250W, ラックマウントタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W, ラックマウントタイプ, UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChutePlus(v5.231J)付き	*2	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W, ラックマウントタイプ, UPS接続ケーブル(v6.1.2)付き	*2	*2	*2	*2
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700			UPSインターフェース拡張ボード					
UPS拡張ユニット	GH-BUA780			UPSインターフェース拡張ユニット, ラックマウント用金具付き					
PowerChute plus	GHS-VSUJP80			無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き					
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81			無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2), UPS接続ケーブル付き					
ラック関連									
ラックキャビネット	GH-RK7382			38Uラックキャビネット					
	GH-RK7162			16Uラックキャビネット					
ラックサイドパネル	GH-RS7381			38U用ラックサイドパネル, 2枚1組					
	GH-RS7160			16U用ラックサイドパネル, 2枚1組					
フロントドア	GH-RD7381			38U用ラックフロントドア, アルミ製					
	GH-RD7160			16U用ラックフロントドア, アルミ製					
	GH-RD7382			38U用ラックフロントドア, 樹脂製					
	GH-RD7163			16U用ラックフロントドア, 樹脂製					
リアドア	GH-RD7161			16U用ラックリアドア					
ブラックパネル	GH-RP7011			1U用					
ラック連結キット	GH-RJ7001			1U用ラックフロントドア付きラック連結用(38U)					
	GH-RJ7002			1U用ラックフロントドア付きラック連結用(16U)					
	GH-RJ7000			アルミ製ラックフロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)					
ラック延長キット	GH-RJ7138			38U用ラック延長部材, DLT/LTO対応, 別装置搭載用					
システムアラートユニット	GH-RT7100			システムアラートユニット					
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001			キーボード, マウス収納ユニット					
H U B 収納ユニット	GH-RH7100			スイッチング HUB (GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB (GH-CZ7501) 収納用					
	GH-RH7200			スイッチング HUB (PC-BH7500) 収納用					
	GH-RH7201			スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用					
コンセントボックスユニット	GH-AG7105			アラビヤ 5口					
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100			15型ディスプレイ装置収納用ユニット					
	GH-RL7110			15型ディスプレイ装置 (PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット					
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200			液晶ディスプレイ装置収納用ユニット					
	GH-RL7500			液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3157) 収納用ユニット					
コンソールユニットセット	GH-SAT7041			KB/マウス/ディスプレイレイアウトユニット (GH-AT7041), 48" - ト用, 2U					
	GH-SAT7080			ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
	GH-SAT7150			KB/マウス/ディスプレイレイアウトユニット (GH-AT7080), 88" - ト用, 2U					
				キーボード 収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200			KB/マウス/ディスプレイレイアウトユニット (GH-AT7080x2), 15" - ト (88" - トx2) 用, 3U					
				ディスプレイ/キーボード + KB/マウス/ディスプレイレイアウトユニット付き	*2	*2	*2	*2	
ディスプレイ/キーボードユニット (88" - ト用)	GH-RLK7201			15型液晶ディスプレイレイアウト + キーボード + ディテクティングデバイス, 1U					
				88" - ト用ラックマウントキット付き	*2	*2	*2	*2	
ディスプレイ/キーボードユニットセット (48" - ト用)	GH-SRLK7200			15型液晶ディスプレイレイアウト + キーボード + ディテクティングデバイス, 1U					
				48" - ト用ラックマウントキット付き	*2	*2	*2	*2	
変換ブラケット	GH-AU7621			ディスプレイレイアウトユニットのHA8000専用ラックマウントキット (GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2	*2	*2	
コンソール切替ユニットセット (48" - ト用)	GH-SAT7043			KB/マウス/ディスプレイレイアウトユニット (GH-AT7043), 48" - ト用, 2U					
				ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
コンソール切替ユニットセット (88" - ト用)	GH-SAT7083			KB/マウス/ディスプレイレイアウトユニット (GH-AT7083), 88" - ト用, 2U					
				キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	*2	
ラックマウントキット	GH-AU7620			コンソール切替ユニット (48" - ト用) ラックマウントキット搭載用	*2	*2	*2	*2	
ラックマウントキット	GH-AU7810			DLT対応ラックマウントキット 搭載用					
ラックマウントキット	GS-AU7542			ラックマウントキットへの標準ラックマウント (システム固定金具, ラックパネル)					
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10			30xシステム装置及びその他の機器用ラックマウントキット搭載トレイ (固定金具付き)					
H A 8 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900			HA8000ラックマウントキットへの流通品ラックマウントキット, ラックマウントのネジ					
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックマウントキット搭載用)	GH-AU7774			70xシステム装置用他社製ラックマウントキット搭載用ラックマウントキット					
	GH-AU7760			(Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックマウントキット)	*2	*2	*2	*2	
	GH-AU7660			70, 130xシステム装置用他社製ラックマウントキット搭載用ラックマウントキット					
	GH-AU7650			(HP社製及び日立製H9000シリーズラックマウントキット)	*2	*2	*2	*2	
	GH-AU7661			ディスプレイレイアウトユニット他社製ラックマウントキット搭載用ラックマウントキット					
	GH-AU7651			(HP社製及び日立製H9000シリーズラックマウントキット)	*2	*2	*2	*2	
	GH-AU7662			液晶ディスプレイレイアウトユニット他社製ラックマウントキット搭載用ラックマウントキット					
	GH-AU7652			(HP社製及び日立製H9000シリーズラックマウントキット)	*2	*2	*2	*2	
その他									
コンソールユニット (48" - ト用)	GH-AT7041			完了しました。					
コンソールユニット (88" - ト用)	GH-AT7080			完了しました。					
コンソール切替ユニット (48" - ト用)	GH-AT7043								
コンソール切替ユニット (88" - ト用)	GH-AT7083								
ソフトウェアバックアップ	GHS-SSPACK001			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition (v6.1.2) のセット					

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C6	70 D6	70 G6
プロセッサ	GS-ECPSP1P177EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Pentium III-S(1.13GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GS-ECPSP1P177				Pentium III-S(1.26GHz)/L2キャッシュ:512KB			
	GS-ECPSP1P277EX							
	GS-ECPSP1P277							
	GS-ECPSP3T1P47EX			Pentium III-S(1.40GHz)/L2キャッシュ:512KB				
	GS-ECPSP3T1P47							
メモリーボード	GS-MJ71287AEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ71287A				256MBx1, SDRAM, 133MHz			
	GS-MJ72567AEX				512MBx1, SDRAM, 133MHz			
	GS-MJ72567A							
	GS-MJ75127AEX				1GBx1, SDRAM, 133MHz			
	GS-MJ75127A							
拡張ボード	GS-CA7230EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI			
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI			
SCSIボード	GS-CS7253EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1-7サイズ			
LANボード	GS-CS7253				1000BASE-T, PCI:1-7サイズ			
	GS-CN7240EX				1000BASE-SX, PCI:1-7サイズ			
	GS-CN7240							
	GS-CN7530EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC3枚付(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4	*4
Fibre Channel ボードセット	GS-CN7530				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC3枚付(光)(GH-CZ7520)付き	*4	*4	*4
	GS-CN7620EX				HDL制御用			
	GS-CN7620							
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX				リモートブレイク用, PCI:1-7サイズ			
	GS-CH7100							
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX				完了しました。			
	GS-CR7800							
SVPボードセット	GS-SCM7400FEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバブレイク, PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPマイグロブ付			
	GS-SCM7400F				サーバブレイク, PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPマイグロブ付 + 外部筐体運動Box付き			
システム装置内蔵デバイス	GS-UC5348AEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI, 48倍速, 厚型			
内蔵CD-ROM	GS-UC5348A				ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7050EX				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH71855EX				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min			
	GS-UH71855				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min			
	GS-UH73655EX				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min			
	GS-UH73655				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min			
	GS-UH718HEX				Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min			
	GS-UH718HRX							
	GS-UH718H							
	GS-UH736HEX							
	GS-UH736HRX							
	GS-UH736H							
	GS-UH773HEX							
	GS-UH773HRX							
GS-UH773H								
GS-UH736FEX								
GS-UH736FRX								
GS-UH736F								
GS-UH48231EX								
GS-UH48231RX								
GS-UH48231								
HDDベイ	GS-AU7910EX				GS-UH71855/GS-UH73655の5型へ18~9搭載用HDDケーシング			
GS-AU7910								
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402EX	完了しました。						
	GS-UD7402	完了しました。						
	GS-SUD7402TEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUD7402WEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUD7402W		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7402X		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7402DEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
	GS-SUD7402XD		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUD7402JEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402J		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402KEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402K		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402YEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402TY		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402TYEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402WYEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402WY		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD7402XYEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7i7(HS-4/150S)x5巻付き					
GS-SUD7402XDYEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
GS-SUD7402XDY		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き						
GS-SUD7402JYEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き						
GS-SUD7402JY		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き						
GS-SUD7402KYEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き						
GS-SUD7402KY		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x7i7(HS-4/150S)x5巻付き						
内蔵DATチェンジャー(DDS-3)	GS-UD5246EX	完了しました。						
	GS-UD5246	完了しました。						
	GS-UD5246TEX	完了しました。						
	GS-UD5246T	完了しました。						
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装					
	GS-UD7406		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装					
	GS-SUD7406TEX		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装					
	GS-SUD7406T		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装					

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 C6	70 D6	70 G6	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406DEX GS-SUD7406DX	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7406JEX GS-SUD7406J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406DYEX GS-SUD7406DY	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き				
	内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
		GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
		GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
		GS-SUL7400DEX GS-SUL7400DX	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
		GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUL7400DYEX GS-SUL7400DY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き				
内蔵 A I T		GS-US7500EX GS-US7500	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
		GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
		GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
		GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
		GS-SUS7500DEX GS-SUS7500DX	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
		GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
		GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
		GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
		GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
		GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500DYEX GS-SUS7500DY	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUS7500JYEX GS-SUS7500JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き				
	内蔵光磁気ディスク	GS-SUM641EX GS-SUM641	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 交換ｽﾞｲﾌ付き			
		内蔵 L T O	GS-UU7101EX GS-UU7101	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1)			
	GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T		完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUU7101DEX GS-SUU7101D	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUU7101JEX GS-SUU7101J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き					
GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) ｽﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101DYEX GS-SUU7101DY	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1), ｽﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUU7101JYEX GS-SUU7101JY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き					
GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き					
GS-SUU7102TEX GS-SUU7102T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C6	70 D6	70 G6
外付け装置								
DLTチェンジャー	GH-SFL7408Y	完了しました。			FCレ ネットワーク ,DLT8000,8連装,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408TY	完了しました。			FCレ ネットワーク ,DLT8000,8連装			
	GH-SFL7408WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408XY	完了しました。			FCレ ネットワーク ,DLT8000,8連装			
	GH-SFL7408JY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7408KY	完了しました。			FCレ ネットワーク ,DLT8000,8連装			
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU7109I	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IT	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IW	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IJ	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ITY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IYW	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IYW	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IYJ	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装	*2	*2	*2
	GH-SRU7109IYK	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU7110I	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IT	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IW	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IX	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IXD	・価格はHJ-JOINTにて確認いたします。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IK	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ITY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IYW	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IYW	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IXY	・価格はHJ-JOINTにて確認いたします。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IXDY	・価格はHJ-JOINTにて確認いたします。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110IKY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装	*2	*2	*2
	GH-SRU7109Z	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZT	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装x2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZW	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZW	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装x2,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZTY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装x2	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZYW	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109ZYW	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110Z	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装x2	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZT	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZW	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZX	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110ZXD	・価格はHJ-JOINTにて確認いたします。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110ZY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装x2	*2	*2	*2	
GH-SRU7110ZTY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	
GH-SRU7110ZYW	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装x2	*2	*2	*2	
GH-SRU7110ZXY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	*2	*2	*2	
GH-SRU7110ZXDY	・価格はHJ-JOINTにて確認いたします。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	
LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7109T	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7109W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109J	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7109K	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109G	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7109Y	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109TY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109YI	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7109YI	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109YJ	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7109YK	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7109YI	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,GH-SRU7109Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7109YJ	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,GH-SRU7110Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7110T	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,GH-SRU7110Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7110W	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110X	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110XD	・価格はHJ-JOINTにて確認いたします。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,GH-SRU7110Ix増設用,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110K	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,GH-SRU7110Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7110Y	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110TY	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,GH-SRU7110Ix増設用,ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110YI	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,GH-SRU7110Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7110YI	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
	GH-SRU7110YJ	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,10連装,GH-SRU7110Ix増設用	*2	*2	*2
	GH-SRU7110YK	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	*2	*2	*2
GH-SRU7110XDY	・価格はHJ-JOINTにて確認いたします。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	*2	*2	*2	
GH-SFU7109	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装	*2	*2	*2	
GH-SFU7109T	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	*2	*2	*2	
GH-SFU7109W	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	*2	*2	*2	
GH-SFU7109J	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	*2	*2	*2	
GH-SFU7109K	完了しました。			ﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ,LTO,9連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	*2	*2	*2	

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C6	70 D6	70 G6
外付け装置								
LTOチェンジャー	GH-SFU7109Y	完売しました。			※PC ネットワーク、LTO、9連装、※7' i7(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7109TY	完売しました。			※PC ネットワーク、LTO、9連装			
	GH-SFU7109NY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ※7' i7(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7109JY	完売しました。			※PC ネットワーク、LTO、9連装			
	GH-SFU7109KY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ※7' i7(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-FU7110	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			※PC ネットワーク、LTO、9連装			
	GH-SFU7110T	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ※7' i7(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110W	完売しました。			※PC ネットワーク、LTO、10連装			
	GH-SFU7110X	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ※7' i7(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110K	完売しました。			※PC ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SFU7110Y	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			※PC ネットワーク、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SFU7110TY	完売しました。			※PC ネットワーク、LTO、10連装			
	GH-SFU7110WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ※7' i7(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110XY	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			※PC ネットワーク、LTO、10連装			
	GH-SFU7110XDY	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ※7' i7(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110KY	完売しました。			ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			※PC ネットワーク、LTO、10連装			
	GH-BH75001	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])			
	GH-BH7618T				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ポート			
	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル[FCケーブル]との接続用			
G B I Cコネクタ	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
	GH-CZ7520							
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH、GBIC用、8ポートx16、ラックマウント付き			
	A-6517-S280				FC-PH、GBIC用、8ポートx16、ラックマウント付き、SANR1SE2200/2800用			
ショートウェブG B I C	HT-F4990-SWLG				7ポート、非補給用GBIC			
	A-F6517-BPS	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			7ポート、非補給用GBIC、SANR1SE2200/2800用			
DVDライブラリ装置(※PC ネットワーク)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB、2ドライブ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB、4ドライブ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB、4ドライブ			
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
GTODVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き				
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80 (CR802)			
	GHOCR803-C100800	完売しました。			※PC ネットワーク、CR80 (CR803)、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR803-R100511	完売しました。			ラックマウント、CR80 (CR803)、72GBx3 (36GBx3)、単体接続用	*2	*2	*2
	GHOCR803-R200512	完売しました。			ラックマウント、CR80 (CR803)、72GBx3 (36GBx3)、ケーブル接続(2ノード)用	*2	*2	*2
	GHOCR803-R100800	完売しました。			ラックマウント、CR80 (CR803)、ハードディスク搭載なし	*2	*2	*2
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				SANR1SE1100/1200			
ディスクアレイサブシステム	A-65x1-x				SANR1SE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxxx				最大DLT8000x6ドライブ、60巻			
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				最大LTOx6ドライブ、60巻			
ケーブル								
S C S Iケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用、3.0m			
	GH-LX7200				DVDライブラリ装置接続用、2.0m			
L A N ケーブル(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m			
	GH-LA7803	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル[FCケーブル]、2.0m			
	GH-LA7805				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m			
シリアルポート接続ケーブル	GH-LY7120				ファイバ接続/シリアルポート/シリアル接続/CR80接続用、2.0m			
シリアルポート接続ケーブル	GH-LT7110				シリアルポート接続用、3.0m			
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用、3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用、3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			マルチコミュニケーションボード用、2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m			
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用、2.0m			
D S P / K B / マウスケーブルセット(4ポッド用)	GH-SLK7102	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			コンプレックスケーブル(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用、3.0m			
D S P / K B / マウスケーブルセット(8/15ポッド用)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポッド用)			
P S 2 K B / マウス / C R Tケーブル	GH-LVK7103				コンプレックスケーブル(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用、3.0m			
無停電電源装置	GS-SBU7050	完売しました。			ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポッド用)			
無停電電源装置	GS-SBU7050A	完売しました。			コンプレックスケーブル(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m			
	GS-SBU7050S	完売しました。			500VA/320W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT、NetWare用、1.8m]付き			
	GH-SBU7050	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			500VA/320W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[Windows2000、Linux用、1.8m]付き			
	GH-SBU7050A				500VA/320W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT/2000用、1.8m]、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7050S				500VA/320W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT、NetWare用、1.8m]付き			
	GH-SBU7050S				500VA/320W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[Windows2000、Linux用、1.8m]付き			
	GH-SBU7050S1				500VA/320W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT/2000用、1.8m]、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GS-SBU7070	完売しました。			500VA/320W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GS-SBU7070A	完売しました。			700VA/450W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT、NetWare用、1.8m]付き			
	GS-SBU7070S	完売しました。			700VA/450W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[Windows2000、Linux用、1.8m]付き			
	GH-SBU7070	完売しました。			700VA/450W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT/2000用、1.8m]、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7070A	※価格がH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			700VA/450W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT、NetWare用、1.8m]付き			
	GH-SBU7070S				700VA/450W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[Windows2000、Linux用、1.8m]付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル[WindowsNT/2000用、1.8m]、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
						700VA/450W、※PC ネットワーク、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 C6	70 D6	70 G6
無停電電源装置								
	GH-SBU7140	完売しました。			1200VA/950W,キビ ネットタイド,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き			
	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W,キビ ネットタイド,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W,キビ ネットタイド,UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W,キビ ネットタイド,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7214	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChutePlus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChutePlus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2
					UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き	*2	*2	*2
UPS インタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインターフェース拡張ボード			
UPS 拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェース拡張ユニット,ラックキビ ネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2),UPS接続ケーブル付き			
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7382				38Uラックキビ ネット			
	GH-RK7162				16Uラックキビ ネット			
ラックサイドパネル	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル,2枚1組			
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル,2枚1組			
フロントドア	GH-RD7381				38U用フロントドア,アクリル窓			
	GH-RD7160				16U用フロントドア,アクリル窓			
	GH-RD7382				38U用フロントドア,インナーカーブ			
	GH-RD7163				16U用フロントドア,インナーカーブ			
リアドア	GH-RD7161				16U用リアドア			
ラックパネル	GH-RP7011				1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7001				インナーカーブ フロントドア付きラック連結用(38U)			
	GH-RJ7002				インナーカーブ フロントドア付きラック連結用(16U)			
	GH-RJ7000				アクリル窓フロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)			
ラック延長キット	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材,DLT/LT07タイプ 列装置搭載用			
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット			
KB マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード,マウス収納ユニット			
HUB 収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618),Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用			
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用			
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクト5 口			
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			15型ディスプレイ 列装置収納ユニット			
	GH-RC7110				15型ディスプレイ 列装置(PC-DC5202, PC-DC5203),液晶ディスプレイ 列装置(PC-DT3171) 収納ユニット			
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ 列装置収納ユニット			
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ 列装置(PC-DT3157) 収納ユニット			
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット(GH-AT7041),48インチ用,2U			
	GH-SAT7080	完売しました。			ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SAT7150	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット(GH-AT7080),88インチ用,2U			
					キーボード 収納ユニット付き	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200				KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット(GH-AT7080x2),15インチ(88インチ)用,3U			
	GH-RLK7201				ディスプレイ レイアウト + KB/マウス/ディスプレイ 収納ユニット付き	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボードユニットセット(48インチ用)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイレイアウト + キーボード + インターフェイスパネル 1U			
					48インチ用ディスプレイレイアウト + キーボード + インターフェイスパネル 1U			
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキビ ネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2	*2
コンソール切替ユニットセット(48インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット(GH-AT7043),48インチ用,2U			
	GH-AU7810				ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
コンソール切替ユニットセット(88インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット(GH-AT7083),88インチ用,2U			
					キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(48インチ用)ラックキビ ネット搭載用	*2	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLTタイプ 列装置ラックキビ ネット搭載用			
ラックマウントキット	GS-AU7542				ラックキビ ネットへの横置きラックマウント(システム固定金具,フロントパネル)			
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				303システム装置及びその他の機器用ラックキビ ネット搭載トレイ(固定金具付き)			
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				HA8000ラックキビ ネットへの流通品ラックキビ ネット搭載用ネジ,ワッシャー,ナットのセット			
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキビ ネット搭載用)	GH-AU7774				709システム装置用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
	GH-AU7760				70,1309システム装置用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズ ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズ ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズ ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
	GH-AU7662				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
	GH-AU7652				ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキビ ネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズ ラックキビ ネット搭載用)	*2	*2	*2
その他								
コンソールユニット(48インチ用)	GH-AT7041	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット,48インチ用			
コンソールユニット(88インチ用)	GH-AT7080	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット,88インチ用			
コンソール切替ユニット(48インチ用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット,48インチ用			
コンソール切替ユニット(88インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ 列装置ユニット,88インチ用			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット			

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		110 A6	110 B6	110 D6
プロセッサ	GS-ECP1P1T1AEX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Pentium III-S(1.13GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GS-ECP1P1T1A				Pentium III-S(1.26GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GS-ECP1P2T1EX				Pentium III-S(1.26GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GS-ECP1P2T1				Pentium III-S(1.26GHz)/L2キャッシュ:512KB			
メモリーボード	GS-ECP3T1P41EX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Pentium III-S(1.40GHz)/L2キャッシュ:512KB			
メモリーボード	GS-ECP3T1P41							
メモリーボード	GS-MJ72569AEX				256MB(128MBx2), SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ72569A							
メモリーボード	GS-MJ75129AEX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2), SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ75129A							
メモリーボード	GS-MJ70169AEX				1GB(512MBx2), SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ70169A							
メモリーボード	GS-MJ70269AEX				2GB(1GBx2), SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ70269A							
メモリーボード	GS-MJ71287AEX				128MBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ71287A							
メモリーボード	GS-MJ72567AEX				256MBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ72567A							
メモリーボード	GS-MJ75127AEX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GS-MJ75127A							
拡張ボード	GS-CA7230EX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1チャネル, PCI			
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230							
SCSIボード	GS-CS7253EX				Ultra160 SCSI,1チャネル, PCI	*10	*10	
SCSIボード	GS-CS7253							
SCSIボード	GS-CS7252EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,LowProfile PCIカード			
SCSIボード	GS-CS7252							
LANボード	GS-CN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:ル-ワイヤ			
LANボード	GS-CN7240							
LANボード	GS-CN7241EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:LowProfile PCIカード			
LANボード	GS-CN7241							
LANボード	GS-CN7530EX				1000BASE-T,PCI:ル-ワイヤ			
LANボード	GS-CN7530							
LANボード	GS-CN7531EX	1000BASE-T,LowProfile PCIカード						
LANボード	GS-CN7531							
LANボード	GS-CN7620EX	1000BASE-SX,PCI:ル-ワイヤ						
LANボード	GS-CN7620							
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps			
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102C				GBICは別売(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4	
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102PEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps			
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102P				GBICは別売[光](GH-CZ7520)付き	*4	*4	
Fibre Channel ボードセット	GS-CC7103EX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps,LowProfile PCIカード			
Fibre Channel ボードセット	GS-CC7103							
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX	完了しました。		イーサネット用,PCI:ル-ワイヤ				
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800	完了しました。						
Myrinet	GS-CN6620EX	個別見積り	-	-	ファイバ用,2Gbps			
Myrinet	GS-CN6620							
SVPボードセット	GS-SCM7400CEX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ用,PCI:ル-ワイヤ			
SVPボードセット	GS-SCM7400C				電源ユニット + SVPカードの取り付け			
SVPボードセット	GS-SCM7500CEX				サーバ用,PCI:ル-ワイヤ			
SVPボードセット	GS-SCM7500C				電源ユニット + SVPカードの取り付け + 外部筐体連動Box付き			
SVPボードセット	GS-SCM7401AEX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ用,LowProfile PCIカード			
SVPボードセット	GS-SCM7401A				電源ユニット + SVPカードの取り付け			
システム装置内蔵デバイス	GS-UH718HEX	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,18GB,10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH718HRX							
内蔵ハードディスク	GS-UH718H							
内蔵ハードディスク	GS-UH736HEX				Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH736HRX							
内蔵ハードディスク	GS-UH736H							
内蔵ハードディスク	GS-UH773HEX				Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH773HRX							
内蔵ハードディスク	GS-UH773H							
内蔵ハードディスク	GS-UH736FEX				Ultra160 SCSI,36GB,15000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH736FRX							
内蔵ハードディスク	GS-UH736F							
内蔵ハードディスク	GS-UH48231EX	IDE,80GB,7200r/min						
内蔵ハードディスク	GS-UH48231							
ディスプレイ装置	PC-DC5201	完了しました。		15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応				
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完了しました。		15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応				
ディスプレイ装置	PC-DC5203	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応				
ディスプレイ装置	PC-DC7103	完了しました。		17型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	*3	*3	*3	
ディスプレイ装置	PC-DC7104	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		17型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	*3	*3	*3	
ディスプレイ装置	PC-DC3622	完了しました。		22型カラー液晶,640x480~2048x1536ドット,省電力対応	*3	*3	*3	
ディスプレイ装置	PC-DC3623	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		22型カラー液晶,640x480~2048x1536ドット,省電力対応	*3	*3	*3	
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完了しました。		15型TFT,640x480~1024x768ドット				
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3157	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応				
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3171	完了しました。		17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応				
外付け装置	GS0B5201-R100200	- 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップ用キャビネット			
バックアップキャビネットセット	GS0B5201-R200200				SCSIケーブル,バックアップ用ケーブル,バックアップ用ケーブル付き			
バックアップキャビネットセット	GS0B5201-R200200	完了しました。		バックアップ用キャビネット(2台目増設用)				
バックアップキャビネットセット	GS0B5201-R200200	完了しました。		SCSIケーブル,バックアップ用ケーブル付き				
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-R100200	完了しました。		フラッシュドライブ,40GB,1枚搭載なし	*7	*7		
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-R200200	完了しました。		フラッシュドライブ,2台目増設用,1枚搭載なし	*7	*7		
ディスクユニットセット	GHORA162-R108001	完了しました。		フラッシュドライブ,40GB,1枚搭載なし	*10	*10		
ディスクユニットセット	GHORA162-R208001	完了しました。		フラッシュドライブ,2台目増設用,1枚搭載なし	*10	*10		
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081	完了しました。		フラッシュドライブ,DLT8000,8連装				
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081T	完了しました。		フラッシュドライブ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081W	完了しました。		フラッシュドライブ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081X	完了しました。		フラッシュドライブ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081J	完了しました。		フラッシュドライブ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081K	完了しました。		フラッシュドライブ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き				
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081Y	完了しました。		フラッシュドライブ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v9.0付き				

*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能
 *4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります
 *7: SVPボードセット(GS-SCM7500X)搭載時のみ接続可能
 *10: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置			
			維持保守	出張修理		110 A6	110 B6	110 D6	
外付け装置									
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081TY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081HY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081JY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081KY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74082	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2				
	GH-SRL74082T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74082W	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74082X	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74082Y	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x20巻付き				
	GH-SRL74082WY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x20巻付き				
	GH-SRL74082XY	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x20巻付き				
	DLTチェンジャー	GH-SRL7408	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用			
		GH-SRL7408T	完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRL7408W		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SRL7408X		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SRL7408J		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
GH-SRL7408K		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GH-SRL7408Y		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
GH-SRL7408TY		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
GH-SRL7408WY		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
GH-SRL7408XY		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
GH-SRL7408JY		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
GH-SRL7408KY		完了しました。			フロッピードライブ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き				
LTOチェンジャーユニットセット		GH-SRU71091	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装			
		GH-SRU71091T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU71091W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRU71091J	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GH-SRU71091K	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRU71091TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71091WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71091JY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71091KY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71101	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71101T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装				
	GH-SRU71101W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRU71101X	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRU71101XD	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRU71101K	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRU71101Y	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71101TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71101WY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71101XY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71101XDY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRU71101KY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				
	GH-SRU71092	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2				
	GH-SRU71092T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRU71092W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRU71092Y	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き				
	GH-SRU71092TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き				
	GH-SRU71092WY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き				
	GH-SRU71102	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2				
	GH-SRU71102T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRU71102W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SRU71102X	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GH-SRU71102Y	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GH-SRU71102TY	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、10連装x2、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き					
GH-SRU71102WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き					
GH-SRU71102XY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き					
GH-SRU71102XDY	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝﾌﾞ(LTOU1/100)x20巻付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用				
	GH-SRU7109T	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRU7109W	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRU7109J	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GH-SRU7109K	完了しました。			フロッピードライブ、LTO、9連装、GH-SRU71091x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		110 A6	110 B6	110 D6
外付け装置								
LTOチェンジャー	GH-SRU7109Y	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用、ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SRU7109TY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用			
	GH-SRU7109WY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SRU7109JY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用			
	GH-SRU7109KY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SRU7110	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用			
	GH-SRU7110T	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SRU7110W	完売しました。			ラックマウント型、LTO 9連装、GH-SRU71091x増設用			
	GH-SRU7110X	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SRU7110XD	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用			
	GH-SRU7110K	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU7110Y	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用			
	GH-SRU7110TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SRU7110WY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用			
	GH-SRU7110XY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
GH-SRU7110XDY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SRU7110KY	完売しました。			ラックマウント型、LTO 10連装、GH-SRU71101x増設用				
GH-SRU7110KY	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き				
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-SX)			
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-T)			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501	完売しました。			FC-AL HUB, 8ポート			
Myrinet HUB	GH-BH6160R	個別見積り	-	-	16ポート(MyrinetHUB)			
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX	完売しました。			Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用			
	GH-CZ7510	完売しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX	完売しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
	GH-CZ7520	完売しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802	完売しました。			FC-PH, GBIC用、トクト16、ラックマウントキット付き			
ショートウェブGBIC	A-6517-S280	完売しました。			FC-PH, GBIC用、トクト16、ラックマウントキット付き、SANRISE2200/2800用			
	HT-F4990-SWLG	完売しました。			ファイバチャネルスイッチ用GBIC			
コンパクトディスクアレイ装置	A-F6517-BPS	完売しました。			ファイバチャネルスイッチ用GBIC、SANRISE2200/2800用			
	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80(CR802)			
小型ディスクアレイサブシステム	GHOCR803-R100511	完売しました。			ラックマウント型、CR80(CR803)、72GBプレイ(36GBx3)、単体接続用			
	GHOCR803-R200512	完売しました。			ラックマウント型、CR80(CR803)、72GBプレイ(36GBx3)、ｸﾞﾗﾌﾞ接続(2ノード)用			
	GHOCR803-R100800	完売しました。			ラックマウント型、CR80(CR803)、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｲｽ搭載なし			
	HT-4047-xxxxx	完売しました。			-SANRISE1100/1200			
ディスクアレイサブシステム	A-65x1-x	完売しました。			-SANRISE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxxx	完売しました。			-最大DLT8000x6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、60巻			
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	完売しました。			-最大LTOx6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ、60巻			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7151	完売しました。			DLT/LTOチェンジャー接続用、1.5m			
	GH-LN7E05	完売しました。			ｺﾝﾛｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ用、5m			
LANケーブル	GH-LN7E10	完売しました。			ｺﾝﾛｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ用、10m			
	GH-LN7E20	完売しました。			ｺﾝﾛｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ用、20m			
Fibre Channelケーブル	GH-LA7503	完売しました。			Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]、2.0m			
	GH-LA7505	完売しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m			
	GH-LA7510	完売しました。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	完売しました。			ﾃﾞｲｽｸｺﾝﾄﾞﾚｲﾄﾞ/ﾘｰﾄﾞｲﾝ/ﾗｲﾄﾞ/ﾗｲﾄﾞｲﾝ/CR80接続用、2.0m			
ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝｺﾝﾄﾞﾚｲﾄﾞ接続ケーブル	GH-LT7110	完売しました。			ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝｺﾝﾄﾞﾚｲﾄﾞ接続用、3.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	完売しました。			UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m			
	GH-LU7200	完売しました。			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾝｺﾝﾄﾞﾚｲﾄﾞ接続用、2.0m			
Myrinet serialケーブル	GH-LN6003R	個別見積り	-	-	HSSDCケーブル、3.0m			
	GH-LN6010R	個別見積り	-	-	HSSDCケーブル、10.0m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	完売しました。			ﾃﾞｲｽｸﾚｲﾀﾞｰ延長用、0.7m			
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300	完売しました。			ｷｰﾎｰﾄﾞ/ﾏｳｽ延長用、2.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット(4ポート用)	GH-SLK7102	完売しました。			ｺﾝﾛｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ用(GH-SAT7041)接続用、3.0m			
	GH-SLK7112	完売しました。			ﾃﾞｲｽｸﾚｲﾀﾞｰ/KB/マウスケーブルセット(4ポート用)			
DSP / KB / マウスケーブルセット(8/15ポート用)	GH-SLK7112	完売しました。			ｺﾝﾛｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ用(GH-SAT7080/GH-SAT7150)接続用、3.0m			
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LV7103	完売しました。			ﾃﾞｲｽｸﾚｲﾀﾞｰ/KB/マウスケーブルセット(8/15ポート用)			
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LV7103	完売しました。			ｺﾝﾛｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ用(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7214	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型			
	GH-SBU7214S1	完売しました。			UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウント型			
	GH-SBU7131A	完売しました。			UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7131S	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7131S1	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7131S1	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131S1	完売しました。			3000VA/2250W、ラックマウント型、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700	完売しました。			UPSインタフェース拡張ボード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	完売しました。			UPSインタフェース拡張ボード拡張ユニット、ラックマウント型、ネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80	完売しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81	完売しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		110 A6	110 B6	110 D6
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7382 GH-RK7162				38Uラックキャビネット 16Uラックキャビネット			
ラックサイドパネル	GH-RS7381 GH-RS7160				38U用ラックサイドパネル 2枚1組 16U用ラックサイドパネル 2枚1組			
フロントドア	GH-RD7381 GH-RD7160 GH-RD7382 GH-RD7163				38U用フロントドア、アクリル窓 16U用フロントドア、アクリル窓 38U用フロントドア、メッシュ-カーブ 16U用フロントドア、メッシュ-カーブ			
リアドア	GH-RD7161				16U用リアドア			
ラックパネル	GH-RP7011				1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7001 GH-RJ7002 GH-RJ7000				メッシュ-カーブフロントドア付きラック連結用(38U) メッシュ-カーブフロントドア付きラック連結用(16U) アクリル窓フロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)			
ラック延長キット	GH-RJ7116 GH-RJ7138				16U用ラック延長部材、外部筐体運動BOX搭載用 38U用ラック延長部材、DLT/LTOドライブ装置及び外部筐体運動BOX搭載用			
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット			
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット			
H U B 収納ユニット	GH-RH7100 GH-RH7200 GH-RH7201				スイッチング HUB (GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB (GH-CZ7501) 収納用 スイッチング HUB (PC-BH7500) 収納用 スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクリル5口			
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100 GH-RC7110			完売しました。	15型ディスプレイ装置収納用ユニット			
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200 GH-RL7500			完売しました。	15型ディスプレイ装置 (PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット 液晶ディスプレイ装置収納用ユニット 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3157) 収納用ユニット			
コンソールユニットセット	GH-SAT7041 GH-SAT7080 GH-SAT7150			完売しました。	KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット (GH-AT7041), 48" - 110U, 2U ラックマウントキット + キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット (GH-AT7080), 88" - 110U, 2U キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット (GH-AT7080x2), 158" - 110U (88" - 110U x2) 用, 3U ディスプレイレイト切替ユニット + KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット付き			
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 1U			
ディスプレイ/キーボードユニット (88" - 110U) 切替ユニット付き	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 1U 88" - 110U 切替ユニット付き			
ディスプレイ/キーボードユニットセット (48" - 110U) 切替ユニット付き	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 1U 48" - 110U 切替ユニット付き			
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具			
コンソール切替ユニットセット (48" - 110U)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット (GH-AT7043), 48" - 110U, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
コンソール切替ユニットセット (88" - 110U)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット (GH-AT7083), 88" - 110U, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き			
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット (48" - 110U) ラックキャビネット搭載用			
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLTドライブ装置ラックキャビネット搭載用			
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				302システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ (固定金具付き)			
H A 8 0 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900				HA8000ラックキャビネットへの流通品/交換品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット			
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7771 GH-AU7773 GH-AU7775 GH-AU7761 GH-AU7660 GH-AU7650 GH-AU7661 GH-AU7651 GH-AU7662 GH-AU7652			完売しました。	1109システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) 110A6、Bシステム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) 110D6システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) 1109システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用) 液晶ディスプレイ収納ユニット他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) 液晶ディスプレイ収納ユニット他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
その他								
コンソールユニット (48" - 110U)	GH-AT7041			完売しました。	KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 48" - 110U			
コンソールユニット (88" - 110U)	GH-AT7080			完売しました。	KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 88" - 110U			
コンソール切替ユニット (48" - 110U)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 48" - 110U			
コンソール切替ユニット (88" - 110U)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 88" - 110U			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition (v6.1.2) のセット			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		130 A6	130 B6	
プロセッサ	GS-ECSPX1P8DEX GS-ECSPX1P8D	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(1.80GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GS-ECSPX2P0DEX GS-ECSPX2P0D				Xeon(2GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GS-ECSPX2P4DEX GS-ECSPX2P4D				Xeon(2.40GHz)/L2キャッシュ:512KB			
メモリーボード	GS-MJ7128EEX GS-MJ7128E	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1,DDR SDRAM,200MHz,Registered			
メモリーボード	GS-MJ7256EEX GS-MJ7256E				256MBx1,DDR SDRAM,200MHz,Registered			
メモリーボード	GS-MJ7512EEX GS-MJ7512E				512MBx1,DDR SDRAM,200MHz,Registered			
メモリーボード	GS-MJ7016EEX GS-MJ7016E				1GBx1,DDR SDRAM,200MHz,Registered			
メモリーボード	GS-MJ7016EEX GS-MJ7016E				1GBx1,DDR SDRAM,200MHz,Registered			
拡張ボード	GS-CA7230EX GS-CA7230	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI	*10	*10	
ディスクアレイコントローラボード	GS-CS7253EX GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI			
SCSIボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7ポート			
LANボード	GS-CN7530EX GS-CN7530				1000BASE-T,PCI:1-7ポート			
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:1-7ポート			
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel: SFF			
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102EX GS-SCC7102C GS-SCC7102PEX GS-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート(HSSDC)(GH-CZ7510)付き FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート光(GH-CZ7520)付き	*4	*4	
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100				HDL制御用	*4	*4	
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800		完売しました。		10ポート用,PCI:1-7ポート			
SVPボードセット	GS-SCM7400H GS-SCM7400H GS-SCM7500H GS-SCM7500H		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		サーバ用電源,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPマウント 付き サーバ用電源,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPマウント 付き + 外部筐体運動Box付き			
システム装置内蔵デバイス	GS-UV7050EX GS-UV7050			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB				
内蔵DVD-RAM	GS-UH718H GS-UH718HRX GS-UH718H GS-UH736H GS-UH736HRX GS-UH736H GS-UH773H GS-UH773HRX GS-UH773H GS-UH736FEX GS-UH736FRX GS-UH736F	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,18GB,10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH736H GS-UH736HRX GS-UH736H GS-UH773H GS-UH773HRX GS-UH773H GS-UH736FEX GS-UH736FRX GS-UH736F				Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH773H GS-UH773HRX GS-UH773H GS-UH736FEX GS-UH736FRX GS-UH736F				Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min			
内蔵ハードディスク	GS-UH736FEX GS-UH736FRX GS-UH736F				Ultra160 SCSI,36GB,15000r/min			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-UD7402EX GS-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402EX GS-SUD7402X		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402DEX GS-SUD7402XD					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402JEX GS-SUD7402J			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 対応型(HS-4/150S)x5巻付き				
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応型(HS-4/150S)x5巻付き				
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402WYEX GS-SUD7402WY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応型(HS-4/150S)x5巻付き				
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402YD	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 対応型(HS-4/150S)x5巻付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402DYEX GS-SUD7402DY					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402JYEX GS-SUD7402JY			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + 対応型(HS-4/150S)x5巻付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + 対応型(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-3)	GS-SUD5246EX GS-SUD5246		完売しました。		Fast SCSI-2,DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB),6連装 交換型付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-3)	GS-SUD5246TEX GS-SUD5246T		完売しました。		Fast SCSI-2,DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB),6連装 交換型付き + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-3)	GS-SUD5246WEX GS-SUD5246W		完売しました。		Fast SCSI-2,DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB),6連装 交換型付き + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EX GS-UD7406		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406EX GS-SUD7406X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406DEX GS-SUD7406DX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406JEX GS-SUD7406J		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 対応型(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応型(HS-4/150S)x5巻付き			

*4 : 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

*10 : Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		130 A6	130 B6	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406YDEX GS-SUD7406YDX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7406JYEX GS-SUD7406JY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	内蔵D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GS-SUL7400IEX GS-SUL7400I	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GS-SUL7400DEX GS-SUL7400DX	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400YDEX GS-SUL7400YDX		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
内蔵A I T	GS-US7500EX GS-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
	GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUS7500DEX GS-SUS7500DX				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500YDEX GS-SUS7500YDX				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUS7500JYEX GS-SUS7500JY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き			
	GS-UU7101EX GS-UU7101				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ)			
内蔵L T O	GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7101DEX GS-SUU7101DX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101JEX GS-SUU7101J	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101YDEX GS-SUU7101YDX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ), ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101JYEX GS-SUU7101JY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ付き			
GS-SUU7102TEX GS-SUU7102T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GS-SUU7102DEX GS-SUU7102DX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUU7102JEX GS-SUU7102J	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		130 A6	130 B6	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 LTO	GS-SU07102KEX	GS-SU07102K	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
	GS-SU07102YEX	GS-SU07102Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SU07102TYEX	GS-SU07102TY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SU07102WYEX	GS-SU07102WY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SU07102XYEX	GS-SU07102XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SU07102DYEX	GS-SU07102DY			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SU07102JYEX	GS-SU07102JY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SU07102KYEX	GS-SU07102KY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	電源ユニット							
	電源ユニット	GS-BP2200EX	GS-BP2200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		冗長化電源		
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5201	PC-DC5202	完了しました。		15型ｶﾞｰﾏｽｸﾘｰﾝ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応			
	PC-DC5203	PC-DC7103	完了しました。		15型ｶﾞｰﾏｽｸﾘｰﾝ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応			
	PC-DC7104	PC-DC3622	完了しました。		17型ｶﾞｰﾏｽｸﾘｰﾝ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応		*3	
	PC-DC3623	PC-DC3623	完了しました。		22型ｶﾞｰﾏｽｸﾘｰﾝ,640x480~2048x1536ドット,省電力対応		*3	
	PC-DC3623	PC-DC3623	完了しました。		22型ｶﾞｰﾏｽｸﾘｰﾝ,640x480~2048x1536ドット,省電力対応		*3	
	液晶ディスプレイ装置							
	液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	PC-DT3157	完了しました。		15型TFTｶﾞｰﾏ,640x480~1024x768ドット,省電力対応		
PC-DT3171	PC-DT3171	完了しました。		17型TFTｶﾞｰﾏ,640x480~1280x1024ドット,省電力対応				
外付け装置								
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-C100200	GS0BS201-R100200	完了しました。		ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯﾄ ネットSCSIケーブル付き			
	GS0BS201-R200200		完了しました。		ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯﾄ ネットSCSIケーブル,ﾗｯｸ搭載用ｷｯﾄ,ﾗｯｸ搭載用ﾄﾞｰﾙ付き			
			完了しました。		ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯﾄ ネット(2台目増設用)SCSIケーブル,ﾗｯｸ搭載用ﾄﾞｰﾙ付き			
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-C100200	GHORR163-R100200	完了しました。		ｷｯﾄ ネットｷｯﾄ,ﾃﾞｲｽ搭載なし		*7	
	GHORR163-R200200		完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,4U,ﾃﾞｲｽ搭載なし		*7	
			完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ 2台目増設用,ﾃﾞｲｽ搭載なし			
ディスクユニットセット	GHORA162-C108001	GHORA162-R108001	完了しました。		ｷｯﾄ ネットｷｯﾄ,ﾃﾞｲｽ搭載なし		*10	
	GHORA162-R208001		完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,4U,ﾃﾞｲｽ搭載なし		*10	
			完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ 2台目増設用,ﾃﾞｲｽ搭載なし			
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL74081	GH-SRL74081T	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装			
	GH-SRL74081W	GH-SRL74081X	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL74081Y	GH-SRL74081J	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRL74081K	GH-SRL74081I	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74081L	GH-SRL74081M	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SRL74081N	GH-SRL74081O	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL74081P	GH-SRL74081Q	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081R	GH-SRL74081S	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081T	GH-SRL74081U	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081V	GH-SRL74081W	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081X	GH-SRL74081Y	完了しました。		JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74081Z	GH-SRL74082	完了しました。		JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74082A	GH-SRL74082B	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装x2			
	GH-SRL74082C	GH-SRL74082D	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL74082E	GH-SRL74082F	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRL74082G	GH-SRL74082H	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74082I	GH-SRL74082J	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装x2,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き			
	GH-SRL74082K	GH-SRL74082L	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き			
	GH-SRL74082M	GH-SRL74082N	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き			
	GH-SRL74082O	GH-SRL74082P	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き			
DLTチェンジャー	GH-SRL7408	GH-SRL7408T	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408W	GH-SRL7408X	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408Y	GH-SRL7408J	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL7408K	GH-SRL7408I	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRL7408L	GH-SRL7408M	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL7408N	GH-SRL7408O	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408P	GH-SRL7408Q	完了しました。		JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SRL7408R	GH-SRL7408S	完了しました。		JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL7408T	GH-SRL7408U	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用,ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408V	GH-SRL7408W	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408X	GH-SRL7408Y	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408Z	GH-SRL7408A	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408B	GH-SRL7408C	完了しました。		ﾗｯｸｷｯﾄｷｯﾄ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7408D	GH-SRL7408E	完了しました。		JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408F	GH-SRL7408G	完了しました。		JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7408H	GH-SRL7408I	完了しました。		ｷｯﾄ ネットｷｯﾄ,DLT8000,8連装			
	GH-SRL7408J	GH-SRL7408K	完了しました。		ｷｯﾄ ネットｷｯﾄ,DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRL7408L	GH-SRL7408M	完了しました。		BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRL7408N	GH-SRL7408O	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL7408P	GH-SRL7408Q	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRL7408R	GH-SRL7408S	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SRL7408T	GH-SRL7408U	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SRL7408V	GH-SRL7408W	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SRL7408X	GH-SRL7408Y	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SRL7408Z	GH-SFL7408	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408T	GH-SFL7408W	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408X	GH-SFL7408J	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408K	GH-SFL7408I	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408L	GH-SFL7408M	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408N	GH-SFL7408O	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408P	GH-SFL7408Q	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408R	GH-SFL7408S	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408T	GH-SFL7408U	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408V	GH-SFL7408W	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408X	GH-SFL7408Y	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408Z	GH-SFL7408A	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408B	GH-SFL7408C	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408D	GH-SFL7408E	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408F	GH-SFL7408G	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408H	GH-SFL7408I	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408J	GH-SFL7408K	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408L	GH-SFL7408M	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408N	GH-SFL7408O	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408P	GH-SFL7408Q	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408R	GH-SFL7408S	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408T	GH-SFL7408U	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408V	GH-SFL7408W	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408X	GH-SFL7408Y	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SFL7408Z	GH-SFL7408A	完了しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能
*7 : SVPボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能
*10 : Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		130 A6	130 B6	
外付け装置								
LTOチェンジャー	GH-FU7110				7x24時間稼働 LTO-10連装			
	GH-SFU7110T	完了しました。			7x24時間稼働 LTO-10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SFU7110W	完了しました。			7x24時間稼働 LTO-10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SFU7110X				7x24時間稼働 LTO-10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SFU7110XD				7x24時間稼働 LTO-10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SFU7110K	完了しました。			7x24時間稼働 LTO-10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SFU7110Y				7x24時間稼働 LTO-10連装、7x24時間稼働 LTOU1/100x10巻付き			
	GH-SFU7110TY	完了しました。			7x24時間稼働 LTO-10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 7x24時間稼働 LTOU1/100x10巻付き			
	GH-SFU7110WY	完了しました。			7x24時間稼働 LTO-10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 7x24時間稼働 LTOU1/100x10巻付き			
	GH-SFU7110XY				7x24時間稼働 LTO-10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 7x24時間稼働 LTOU1/100x10巻付き			
	GH-SFU7110XDY				7x24時間稼働 LTO-10連装、7x24時間稼働 LTOU1/100x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SFU7110KY	完了しました。			7x24時間稼働 LTO-10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + 7x24時間稼働 LTOU1/100x10巻付き				
外付け装置								
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-SX))			
	GH-BH7618T				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-T))			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ポート			
	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)との接続用			
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
	HT-4990-SW2802 A-6517-S280				FC-PH、GBIC用、1x16、ラックマウントキット付き			
ファイバチャネルスイッチ	HT-F4990-SW1G A-F6517-BPS				FC-PH、GBIC用、1x16、ラックマウントキット付き、SANRI SE2200/2800用			
	GH-CZ7501				ファイバチャネルスイッチ用GBIC、SANRI SE2200/2800用			
DVDライブラリ装置 (7x24時間稼働)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB、2ドライブ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB、4ドライブ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB、4ドライブ			
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、片面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	コンパクトディスクレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完了しました。			CR80(CR802)		
		GHOCR803-C100800	完了しました。			7x24時間稼働、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし		
GHOCR803-R100511		完了しました。			7x24時間稼働、CR80(CR803)、72GBPLI(36GBx3)、単体接続用			
GHOCR803-R200512		完了しました。			7x24時間稼働、CR80(CR803)、72GBPLI(36GBx3)、ケーブル接続(2ノード)用			
GHOCR803-R100800		完了しました。			7x24時間稼働、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし			
小型ディスクレイサブシステム	HT-4047-xxxxx				SANRI SE1100/1200			
ディスクレイサブシステム	A-65x1-x				SANRI SE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxxx				最大DLT8000x6ドライブ、60巻			
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				最大LTOx6ドライブ、60巻			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用、3.0m			
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用、2.0m			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m			
Fibre Channelケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)、2.0m			
	GH-LA7505 GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクエリミネーターケーブル、2.0m			
シリアルポート接続ケーブル	GH-LT7110				シリアルポート接続ケーブル、3.0m			
インタフェースケーブル	GH-LM1220				ユニバーサルケーブル、3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				ユニバーサルケーブル、3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	完了しました。			シリアルケーブル、3.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m			
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用、2.0m			
DSP/KB/マウスケーブルセット (8/15ドット用)	GH-SLK7102				コンソールケーブルセット(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用、3.0m			
	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ドット用)			
PS2 KB/マウス/CRTケーブル	GH-LVK7103				コンソールケーブルセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用、3.0m			
					ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ドット用)			
無停電電源装置	GS-SBU7070	完了しました。			コンソールケーブルセット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m			
	GS-SBU7070A	完了しました。						
無停電電源装置	GS-SBU7070S	完了しました。			700VA/450W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070				700VA/450W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070A				700VA/450W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070S				700VA/450W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7140	完了しました。			UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7140A	完了しました。			1200VA/950W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7140S	完了しました。			1200VA/950W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7140S1	完了しました。			1200VA/950W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7214	完了しました。			1200VA/950W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7214A	完了しました。			1200VA/950W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
	GH-SBU7214S	完了しました。			1200VA/950W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7214S1	完了しました。			1200VA/950W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131				UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き			
GH-SBU7131S				3000VA/2250W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
GH-SBU7131S1				3000VA/2250W、7x24時間稼働、UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き				
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSケーブルx2ポート拡張用ボード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSケーブルx2ポート拡張用ボード			
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A6	130 B6
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7382 GH-RK7162				38Uラックキャビネット 16Uラックキャビネット		
ラックサイドパネル	GH-RS7381 GH-RS7160				38U用ラックサイドパネル 2枚1組 16U用ラックサイドパネル 2枚1組		
フロントドア	GH-RD7381 GH-RD7160 GH-RD7382 GH-RD7163				38U用フロントドア、アクリル窓 16U用フロントドア、アクリル窓 38U用フロントドア、メタ-ガラス 16U用フロントドア、メタ-ガラス		
リアドア	GH-RD7161				16U用リアドア		
ブラックパネル	GH-RP7011				1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7001 GH-RJ7002 GH-RJ7000				メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(38U) メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(16U) アクリル窓フロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)		
ラック延長キット	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材、DLT/LT05タイプ 別装置搭載用		
システムアラートユニット	GH-RT1700				システムアラートユニット		
K Bマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット		
HUB収納ユニット	GH-RH7100 GH-RH7200 GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用 スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用 スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクリル窓 5口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100 GH-RC7110			完了しました。	15型ディスプレイ装置収納ユニット		
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200 GH-RL7500			完了しました。	15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット 液晶ディスプレイ装置収納ユニット 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
コンソールユニットセット	GH-SAT7041 GH-SAT7080 GH-SAT7150			完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット(GH-AT7041), 4インチ用, 2U ラックキット + キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット(GH-AT7080), 8インチ用, 2U キーボード 収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット(GH-AT7080x2), 15インチ(8インチx2)用, 3U ディスプレイレイト + KB/マウス/ディスプレイレイト 収納ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスインテグレートディスプレイ, 1U		
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチコイル切替ユニット付き)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスインテグレートディスプレイ, 1U 8インチコイル切替ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチコイル切替ユニット付き)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスインテグレートディスプレイ, 1U 4インチコイル切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLタイプ 別装置ラックキャビネット搭載用		
130ラックマウントキット	GS-AU7580				130キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット		
130キャビネットキット	GS-AU7581				130ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				302システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
H A 8 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900				HA8000ラックキャビネットへの流通用ネジ品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット		
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7770 GH-AU7760 GH-AU7660 GH-AU7650 GH-AU7661 GH-AU7651 GH-AU7662 GH-AU7652				130システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) 70、130システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)		
その他							
コンソールユニット(4インチ用)	GH-AT7041			完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 4インチ用		
コンソールユニット(8インチ用)	GH-AT7080			完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 8インチ用		
コンソール切替ユニット(4インチ用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 4インチ用		
コンソール切替ユニット(8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイレイト切替ユニット, 8インチ用		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		170 A6	170 B6
プロセッサ	GH-ECPSP1P1TEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Pentium III-S(1.13GHz)/L2キャッシュ:512KB		
プロセッサ	GH-ECPSP1P1T				Pentium III-S(1.26GHz)/L2キャッシュ:512KB		
	GH-ECPSP1P2TEX				Pentium III-S(1.26GHz)/L2キャッシュ:512KB		
	GH-ECPSP1P2T				Pentium III-S(1.40GHz)/L2キャッシュ:512KB		
メモリーボード	GH-MJ71287BEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz		
メモリーボード	GH-MJ71287B				256MBx1, SDRAM, 133MHz		
	GH-MJ72567BEX				512MBx1, SDRAM, 133MHz		
	GH-MJ72567B				1GBx1, SDRAM, 133MHz		
	GH-MJ75127BEX						
	GH-MJ75127B						
拡張ボード	GH-CA7161EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI:1-7サイズ		
ディスクアレイコントローラボード	GH-CA7161				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI		
SCSIボード	GH-CS7253EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1-7サイズ		
LANボード	GH-CN7240EX				1000BASE-T, PCI:1-7サイズ		
	GH-CN7240				1000BASE-SX, PCI:1-7サイズ		
	GH-CN7530EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 2Gbps, 1/Fiber Channel SFF		
	GH-CN7530				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps	*4	*4
Fibre Channel ボード	GH-C7201EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps	*4	*4
Fibre Channel ボードセット	GH-SCC7102CEX				GBIC対応(HSSDC)(GH-CZ7510)付き		
	GH-SCC7102C				GBIC対応光(GH-CZ7520)付き		
コミュニケーションボード	GH-CH7100EX	HDL制御用					
マルチコミュニケーションボックス	GH-CR7800EX	完了しました。	ネット対応用, PCI:1-7サイズ				
SVPボードセット	GH-SCM74008EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	サーバ対応, PCI:1-7サイズ				
	GH-SCM74008		電源ユニット + SVP対応の取り付け				
システム装置内蔵デバイス	GH-UV7050EX	完了しました。		ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB			
内蔵DVD-RAM	GH-UV7050						
内蔵ハードディスク	GH-UH718HDX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min		
	GH-UH718HX				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min		
	GH-UH718H				Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min		
	GH-UH736HDX				Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min		
	GH-UH736HX						
	GH-UH736H						
内蔵DAT(DDS-4)	GH-UD7402EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402TEX				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUD7402T				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402WEX				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUD7402W				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402XEX				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402XDEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402XD				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402JEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402J				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SUD7402KEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402K				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUD7402YEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402YT				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402TY				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + 対応(HS-4/150S)x5巻付き		
	GH-SUD7402WYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					
	GH-SUD7402WY	BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + 対応(HS-4/150S)x5巻付き					
	GH-SUD7402XYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					
	GH-SUD7402XY	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + 対応(HS-4/150S)x5巻付き					
	GH-SUD7402XDYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					
	GH-SUD7402XDY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					
	GH-SUD7402JYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					
	GH-SUD7402JY	JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + 対応(HS-4/150S)x5巻付き					
	GH-SUD7402KYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					
	GH-SUD7402KY	JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + 対応(HS-4/150S)x5巻付き					
内蔵DATチェンジャー(DDS-3)	GH-SUD5246EX	完了しました。	Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装				
	GH-SUD5246		変換対応付き				
	GH-SUD5246TEX	完了しました。	Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装				
	GH-SUD5246T		変換対応 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SUD5246WEX	完了しました。	Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装				
	GH-SUD5246W		変換対応 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GH-UD7406EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		
	GH-UD7406				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		
	GH-SUD7406TEX	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUD7406T				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		
	GH-SUD7406WEX	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUD7406W				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		
	GH-SUD7406XEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7406XDEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		
	GH-SUD7406XD				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7406JEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		
	GH-SUD7406J		JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
	GH-SUD7406KEX	完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				
	GH-SUD7406K		JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channelボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		170 A6	170 B6	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7406JYEX GH-SUD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き			
	内蔵D L T (DLT8000)	GH-UL7400EX GH-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
		GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUL7400IEX GH-SUL7400I	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUL7400DEX GH-SUL7400D	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUL7400JEX GH-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUL7400JYEX GH-SUL7400JY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(D88/1800)x5巻付き			
内蔵A I T	GH-US7500EX GH-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
	GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500DEX GH-SUS7500D	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500JEX GH-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500JYEX GH-SUS7500JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き			
内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5641EX GH-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き			
	GH-UU7101EX GH-UU7101	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ)			
内蔵L T O	GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7101XDEX GH-SUU7101XD	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101JEX GH-SUU7101J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ), ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101JYEX GH-SUU7101JY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾝﾁ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
GH-SUU7102TEX GH-SUU7102T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GH-SUU7102WEX GH-SUU7102W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SUU7102XDEX GH-SUU7102XD	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SUU7102JEX GH-SUU7102J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		170 A6	170 B6
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O							
	GH-SUU7102KEX GH-SUU7102K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102TYEX GH-SUU7102TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102WYEX GH-SUU7102WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102XYEX GH-SUU7102XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102DYEX GH-SUU7102DY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102JYEX GH-SUU7102JY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102KYEX GH-SUU7102KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
電源ユニット							
電源ユニット							
	GH-BP2127EX GH-BP2127	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置							
	PC-DC5201	完売しました。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5202	完売しました。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC7103	完売しました。			17型ｶﾞｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応		*3
	PC-DC7104	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型ｶﾞｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応		*3
	PC-DC3622	完売しました。			22型ｶﾞｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 2048x1536ドット、省電力対応		*3
	PC-DC3623	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			22型ｶﾞｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 2048x1536ドット、省電力対応		*3
液晶ディスプレイ装置							
	PC-DT3155A GH-DT3157 PC-DT3171	完売しました。			15型TFT、640x480 ~ 1024x768ドット		
	GH-DT3157 PC-DT3171	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFT、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3171	完売しました。			17型TFT、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応		
外付け装置							
リムーバブルデバイスユニットセット							
	GHORR163-C100200 GHORR163-R100200 GHORR163-R200200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、4U、ﾌﾞﾗｲﾄﾞ搭載なし ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、2台目増設用、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし		
ディスクユニットセット							
	GHORA162-C108001 GHORA162-R108001 GHORA162-R208001	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、ﾃﾞｲｽ搭載なし ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、4U、ﾌﾞﾗｲﾄﾞ搭載なし ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、2台目増設用、ﾃﾞｲｽ搭載なし		
D L Tチェンジャーユニットセット							
	GH-SRL74081 GH-SRL74081T GH-SRL74081W GH-SRL74081X GH-SRL74081J GH-SRL74081K GH-SRL74081Y GH-SRL74081TY GH-SRL74081WY GH-SRL74081XY GH-SRL74081JY GH-SRL74081KY GH-SRL74082 GH-SRL74082T GH-SRL74082W GH-SRL74082X GH-SRL74082Y GH-SRL74082TY GH-SRL74082WY GH-SRL74082XY	完売しました。			ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装 ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2 ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2、ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x20巻付き		
D L Tチェンジャー							
	GH-SRL7408 GH-SRL7408T GH-SRL7408W GH-SRL7408X GH-SRL7408J GH-SRL7408K GH-SRL7408Y GH-SRL7408TY GH-SRL7408WY GH-SRL7408XY GH-SRL7408JY GH-SRL7408KY GH-FL7408 GH-SFL7408T GH-SFL7408W GH-SFL7408X GH-SFL7408J GH-SFL7408K GH-SFL7408Y GH-SFL7408TY GH-SFL7408WY GH-SFL7408XY GH-SFL7408JY GH-SFL7408KY	完売しました。			ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装 ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き ｷﾞﾗｽ ﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き		

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (1 6 U) におみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		170 A6	170 B6
外付け装置							
LTOチェンジャー	GH-FU7110				※価格がJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	※価格がJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	
	GH-SFU7110T		完了しました。			※価格がJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	
	GH-SFU7110W		完了しました。				
	GH-SFU7110X				※価格がJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		
	GH-SFU7110XD						
	GH-SFU7110K		完了しました。				
	GH-SFU7110Y				※価格がJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		
	GH-SFU7110TY		完了しました。				
	GH-SFU7110WY		完了しました。				
	GH-SFU7110XY				※価格がJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		
	GH-SFU7110XDY						
	GH-SFU7110KY		完了しました。				
	スイッチングHUB	PC-BH7500		完了しました。			
GH-BH75001			完了しました。				
GH-BH7516			完了しました。				
GH-BH75161							
GH-BH7618							
GH-BH7618T							
Fibre Channel HUB G B I Cコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7501						
	GH-CZ7510EX GH-CZ7510						
G B I Cコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520						
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802 A-6517-S280						
ショートウェーブG B I C	HT-F4990-SWLG A-F6517-BPS						
D V Dライブラリ装置 (※価格がJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。)	GTODVDH0-02D1300						
	GTODVDH0-03D1300						
	GTODVDH0-05D1300						
	GTODVDH0-02D130A						
	GTODVDH0-03D130A						
	GTODVDH0-05D130A						
	GTODVDH0-05D130F						
	GTODVDE0-02D1300						
	GTODVDE0-03D1300						
	GTODVDE0-05D1300						
	GTODVDE0-02D130A						
	GTODVDE0-03D130A						
	GTODVDE0-05D130A						
	GTODVDE0-05D130A						
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx		完了しました。				
	GHOCR803-C100800		完了しました。				
	GHOCR803-R100511		完了しました。				
	GHOCR803-R200512		完了しました。				
	GHOCR803-R100800		完了しました。				
小型ディスクアレイサブシステム ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx A-65x1-x						
D L Tライブラリ装置	HT-S4697-x8xxxx						
L T Oライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F						
ケーブル							
S C S Iケーブル	GH-LA7301						
	GH-LX7200						
	GH-LN7E05 GH-LN7E10 GH-LN7E20						
L A N ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05						
	GH-LN7E10						
	GH-LN7E20						
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503 GH-LA7505 GH-LA7510						
	GH-LY7120 GH-LT7110 GH-LM1220						
	GH-LM1230 GH-LM1210						
メンテナンスケーブル シフトアップ接続ケーブル	GH-LY7120 GH-LT7110						
V インタフェースケーブル X インタフェースケーブル	GH-LM1220 GH-LM1230						
モデムケーブル	GH-LM1210		完了しました。				
U P S 接続ケーブル	GH-LU7100 GH-LU7200						
	GH-LV7300 GH-LK7300						
ディスプレイ延長ケーブル キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LV7300 GH-LK7300						
D S P / K B / マウスケーブルセット (8/15※-ト用)	GH-SLK7102						
D S P / K B / マウスケーブルセット (8/15※-ト用)	GH-SLK7112						
P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル	GH-LVK7103						
無停電電源装置							
無停電電源装置	GS-SBU7070		完了しました。				
	GS-SBU7070A GS-SBU7070S		完了しました。				
	GH-SBU7070 GH-SBU7070A GH-SBU7070S						
	GH-SBU7070S1						
	GH-SBU7140 GH-SBU7140A GH-SBU7140S		完了しました。 完了しました。 完了しました。				
	GH-SBU7140S1		完了しました。				
	GH-SBU7214 GH-SBU7214A GH-SBU7214S		完了しました。 完了しました。 完了しました。				
	GH-SBU7214S1		完了しました。				
	GH-SBU7131 GH-SBU7131A GH-SBU7131S						
	GH-SBU7131S1						
	UPS インタフェース拡張ボード	GH-BUA700					
	UPS 拡張ユニット	GH-BUA780					
	PowerChute plus	GHS-VSU0P80					
	PowerChute Business Edition	GHS-VSU0P81					

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		170 A6	170 B6
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7382	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				38Uラックキャビネット	
	GH-RK7162					16Uラックキャビネット	
ラックサイドパネル	GH-RS7381					38U用ラックサイドパネル 2枚1組	
	GH-RS7160					16U用ラックサイドパネル 2枚1組	
フロントドア	GH-RD7381					38U用フロントドア、アクリル窓	
	GH-RD7160					16U用フロントドア、アクリル窓	
	GH-RD7382					38U用フロントドア、メタ-ガラス	
	GH-RD7163					16U用フロントドア、メタ-ガラス	
リアドア	GH-RD7161					16U用リアドア	
ブラックパネル	GH-RP7011					1U用	
ラック連結キット	GH-RJ7001	メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(38U)					
	GH-RJ7002	メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(16U)					
	GH-RJ7000	アクリル窓フロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)					
ラック延長キット	GH-RJ7116	16U用ラック延長部材					
	GH-RJ7138	38U用ラック延長部材、DLT/LT05タイプ 別装置搭載用					
ケーブル用アーム	GH-RJ7200	個別見積り	-	-		ラックキャビネット用ケーブルアーム	
システムアラートユニット	GH-RT1700	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				システムアラートユニット	
K Bマウス収納ユニット	GH-RK7001					キーボード、マウス収納ユニット	
HUB収納ユニット	GH-RH7100					スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用	
	GH-RH7200					スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用	
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用					
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	アクリル5口					
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完了しました。				15型ディスプレイ装置収納用ユニット	
	GH-RL7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7041), 48" -ト用, 2U	
	GH-SAT7080	完了しました。				ラックアウトキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	
	GH-SAT7150	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7080), 88" -ト用, 2U	
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				キーボード 収納ユニット付き	
ディスプレイ/キーボードユニット (88" -ト用)	GH-RLK7201					KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7080x2), 158" -ト(88" -トx2)用, 3U	
ディスプレイ/キーボードユニットセット (48" -ト用)	GH-SRLK7200					ディスプレイ/キーボード + KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット付き	
変換ブラケット	GH-AU7621					15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ 別替, 1U	
コンソール切替ユニットセット (48" -ト用)	GH-SAT7043					15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ 別替, 1U	
コンソール切替ユニットセット (88" -ト用)	GH-SAT7083					88" -ト用切替ユニット付き	
ラックマウントキット	GH-AU7620					15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ 別替, 1U	
ラックマウントキット	GH-AU7810					48" -ト用切替ユニット付き	
17.0 ラックマウントキット	GH-AU7551					ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	
17.0 キャビネットキット	GH-AU7531					KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7043), 48" -ト用, 2U	
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10	ラックアウトキット + キーボード/マウス収納ユニット付き					
H A 8 0 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900	KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7083), 88" -ト用, 2U					
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7772	完了しました。				キーボード/マウス収納ユニット付き	
	GH-AU7776	コンソール切替ユニット(48" -ト用)ラックキャビネット搭載用					
	GH-AU7762	DLTタイプ 別装置ラックキャビネット搭載用					
	GH-AU7660	170キャビネット/ラックアウト/変換用キット					
	GH-AU7650	170ラックアウト/キャビネット/変換用キット					
	GH-AU7661	30x25mm装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (固定金具付き)					
	GH-AU7651	HA8000ラックキャビネットへの流通用/ラック品搭載用/ラックキャビネットのセット					
	GH-AU7662	170, 270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)					
	GH-AU7652	170, 270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)					
その他							
コンソールユニット(48" -ト用)	GH-AT7041	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 48" -ト用	
コンソールユニット(88" -ト用)	GH-AT7080	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 88" -ト用	
コンソール切替ユニット (48" -ト用)	GH-AT7043	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 48" -ト用	
コンソール切替ユニット (88" -ト用)	GH-AT7083					KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 88" -ト用	
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK001					BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット	

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G6	270 H6	
プロセッサ	GH-ECPSP1P1TEX GH-ECPSP1P1T	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Pentium III-S(1.13GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GH-ECPSP1P2TEX GH-ECPSP1P2T				Pentium III-S(1.26GHz)/L2キャッシュ:512KB			
プロセッサ	GH-ECPSP3T1P4EX GH-ECPSP3T1P4				Pentium III-S(1.40GHz)/L2キャッシュ:512KB			
メモリーボード	GH-MJ71287BEX GH-MJ71287B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GH-MJ72567BEX GH-MJ72567B				256MBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GH-MJ75127BEX GH-MJ75127B				512MBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GH-MJ70167BEX GH-MJ70167B				1GBx1, SDRAM, 133MHz			
メモリーボード	GH-MJ70167BEX GH-MJ70167B				1GBx1, SDRAM, 133MHz			
拡張ボード	GH-CA7161EX GH-CA7161	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI:1-7サイズ			
ディスクアレイコントローラボード	GH-CA7162EX GH-CA7162				Ultra160 SCSI, 2チャネル, PCI:7サイズ			
SCSIボード	GH-CS7253EX GH-CS7253				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI			
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1-7サイズ			
LANボード	GH-CN7530EX GH-CN7530				1000BASE-T, PCI:1-7サイズ			
LANボード	GH-CN7620EX GH-CN7620				1000BASE-SX, PCI:1-7サイズ			
Fibre Channel ボード	GH-CC7201EX GH-CC7201				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 2Gbps, 1/Fibre Channel : SFF			
Fibre Channel ボードセット	GH-SCC7102CEX GH-SCC7102C				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC:3ポート(HSSDC1(GH-CZ7510)付き)	*4	*4	
Fibre Channel ボードセット	GH-SCC7102PEX GH-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 1Gbps GBIC:3ポート光1(GH-CZ7520)付き	*4	*4	
Fibre Channel ボードセット	GH-CH7100EX GH-CH7100				HDL制御用			
マルチコミュニケーションボックス	GH-CR7800EX GH-CR7800	完了しました。			フレッドライト用, PCI:1-7サイズ			
SVPボードセット	GH-SCM74008EX GH-SCM74008	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ用 SVP, PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPマウント 別売			
システム装置内蔵デバイス	GH-UC5348AEX GH-UC5348A			ATAPI, 48倍速, 厚型				
内蔵CD-ROM	GH-UV7050EX GH-UV7050			ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB				
内蔵DVD-RAM	GH-UH718HXR GH-UH718HRX GH-UH718H GH-UH736HXR GH-UH736HRX GH-UH736H GH-UH773HXR GH-UH773HRX GH-UH773H GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min			
内蔵ハードディスク	GH-UH736HXR GH-UH736HRX GH-UH736H GH-UH773HXR GH-UH773HRX GH-UH773H GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F				Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min			
内蔵ハードディスク	GH-UH773HXR GH-UH773HRX GH-UH773H GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F				Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min			
内蔵ハードディスク	GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F				Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min			
ハードディスクキット	GH-ES73161EX GH-ES73161				ハードディスク増設用ケース, 6インチ, 電源ユニット付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-UD7402EX GH-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402TEX GH-SUD7402T		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402JEX GH-SUD7402J		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402VEX GH-SUD7402V	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + メディア(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402DYEX GH-SUD7402DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 交換メディア付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402JYEX GH-SUD7402JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + メディア(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + メディア(HS-4/150S)x5巻付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-3)	GH-SD5246EX GH-SD5246	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 交換メディア付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-3)	GH-SD5246TEX GH-SD5246T	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 交換メディア + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-3)	GH-SD5246WEX GH-SD5246W	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 交換メディア + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-UD7406EX GH-UD7406	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406JEX GH-SUD7406J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G6	270 H6	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵D A T チェンジャー(DDS-4)	GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7406JYEX GH-SUD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	内蔵D L T (DLT8000)	GH-UL7400EX GH-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
		GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUL7400IEX GH-SUL7400I	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUL7400DDEX GH-SUL7400DD	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUL7400JEX GH-SUL7400JJ	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WT		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400JYEX GH-SUL7400JJY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
内蔵A I T		GH-US7500EX GH-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500DDEX GH-SUS7500DD	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500JEX GH-SUS7500JJ	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TT	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WT	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500JYEX GH-SUS7500JJY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5641EX GH-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き		
GH-UU7101EX GH-UU7101		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ)			
内蔵L T O	GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7101XDDEX GH-SUU7101XDD	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101JEX GH-SUU7101JJ	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WT	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101JYEX GH-SUU7101JJY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7ｲﾄ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き			
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
GH-SUU7102TEX GH-SUU7102T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GH-SUU7102WEX GH-SUU7102W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SUU7102XDDEX GH-SUU7102XDD	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SUU7102JEX GH-SUU7102JJ	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G6	270 H6	
外付け装置								
LTOチェンジャー	GH-SFU7110Y				キビ ネットワイフ ,LTO,10連装 ,メディア(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110TY	完了しました。			キビ ネットワイフ ,LTO,10連装			
	GH-SFU7110WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110XY				キビ ネットワイフ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + メディア(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110XDY				キビ ネットワイフ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + メディア(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SFU7110KY	完了しました。			キビ ネットワイフ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-SX)			
	GH-BH7618T				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-T)			
Fibre Channel HUB GBICコネクタ(HSSDC)	GH-CZ7501				FC-AL HUB, 8ポート			
	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)との接続用			
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用			
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802 A-6517-S280				FC-PH, GBIC用 8ポートx16, ラックマウント付き			
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWLG A-F6517-BPS				FC-PH, GBIC用 8ポートx16, ラックマウント付き, SANRISE2200/2800用			
DVDライブラリ装置 (キビ ネットワイフ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB, 2ドライブ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ			
	GTODVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き			
	コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完了しました。			CR80 (CR802)		
GHOCR803-C100800		完了しました。			キビ ネットワイフ , CR80 (CR803), ハードディスク搭載なし			
GHOCR803-R100511		完了しました。			ラックマウントワイフ , CR80 (CR803), 72GB/7レイ(36GBx3), 単体接続用			
GHOCR803-R200512		完了しました。			ラックマウントワイフ , CR80 (CR803), 72GB/7レイ(36GBx3), クラス接続(2ノード)用			
GHOCR803-R100800		完了しました。			ラックマウントワイフ , CR80 (CR803), ハードディスク搭載なし			
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				- SANRISE1100/1200			
ディスクアレイサブシステム	A-65x1-x				- SANRISE2200/2800			
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxxx				- 最大DLT8000x6ドライブ, 60巻			
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				- 最大LTOx6ドライブ, 60巻			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用, 3.0m			
	GH-LX7200				DVDドライブ別装置接続用, 2.0m			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5E100Vケーブル, 5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5E100Vケーブル, 10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5E100Vケーブル, 20m			
	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル), 2.0m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m			
	GH-LY7120				ディスクエレクトロニクスケーブル[ハードディスク/CR80]接続用, 2.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LT7110				ディスクエレクトロニクスケーブル接続用, 3.0m			
インタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用, 3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用, 3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	完了しました。			マルチコミュニケーションボード用, 2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用, WindowsNT, NetWare用, 1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m			
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102				コネクタケーブルセット(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用, 3.0m			
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15ポート用)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポート用)			
P S 2 KB / マウス / C R Tケーブル	GH-LVK7103				コネクタケーブルセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用, 3.0m			
ディスプレイケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポート用)			
コネクタケーブル	GH-LV7300				コネクタケーブルセット(GH-SAT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7140	完了しました。			1200VA/950W, キビ ネットワイフ , UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7140A	完了しました。			1200VA/950W, キビ ネットワイフ , UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7140S	完了しました。			1200VA/950W, キビ ネットワイフ , UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7140S1	完了しました。			1200VA/950W, キビ ネットワイフ , UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7214	完了しました。			1200VA/950W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7214A	完了しました。			1200VA/950W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7214S	完了しました。			1200VA/950W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7214S1	完了しました。			1200VA/950W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	GH-SBU7131				3000VA/2250W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(WindowsNT, NetWare用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7131A				3000VA/2250W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用, 1.8m), PowerChutePlus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W, ラックマウントワイフ , UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き			
	UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード		
	UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース拡張ボード拡張ユニット, ラックキビ ネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2), UPS接続ケーブル付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G6	270 H6
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7382	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				38Uラックキャビネット	
	GH-RK7162					16Uラックキャビネット	
ラックサイドパネル	GH-RS7381					38U用ラックサイドパネル 2枚1組	
	GH-RS7160					16U用ラックサイドパネル 2枚1組	
フロントドア	GH-RD7381					38U用フロントドア、アクリル窓	
	GH-RD7160					16U用フロントドア、アクリル窓	
	GH-RD7382					38U用フロントドア、メタ-ガラス	
	GH-RD7163					16U用フロントドア、メタ-ガラス	
リアドア	GH-RD7161					16U用リアドア	
ブラックパネル	GH-RP7011					1U用	
ラック連結キット	GH-RJ7001	メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(38U)					
	GH-RJ7002	メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(16U)					
	GH-RJ7000	アクリル窓フロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)					
ラック延長キット	GH-RJ7116	16U用ラック延長部材					
	GH-RJ7138	38U用ラック延長部材、DLT/LT05タイプ 別装置搭載用					
ケーブル用アーム	GH-RJ7200	個別見積り	-	-		ラックキャビネット用ケーブルアーム	
システムアラートユニット	GH-RT1700	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				システムアラートユニット	
K Bマウス収納ユニット	GH-RK7001					キーボード、マウス収納ユニット	
HUB収納ユニット	GH-RH7100					スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用	
	GH-RH7200					スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用	
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用					
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	アクリル5口					
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完了しました。				15型ディスプレイ装置収納用ユニット	
	GH-RL7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7041), 48" -ト用, 2U	
	GH-SAT7080	完了しました。				ラックアウトキット + キーボード 収納ユニット付き	
	GH-SAT7150	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7080), 88" -ト用, 2U	
ディスプレイ/キーボードユニット (4U)	GH-RLK7200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				キーボード 収納ユニット付き	
ディスプレイ/キーボードユニット (88" -ト用)	GH-RLK7201					KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7080x2), 158" -ト(88" -トx2)用, 3U	
ディスプレイ/キーボードユニットセット (48" -ト用)	GH-SRLK7200					ディスプレイ/キーボード + KB/マウス + キーボード 収納ユニット付き	
変換ブラケット	GH-AU7621					15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ 別替, 1U	
コンソール切替ユニットセット (48" -ト用)	GH-SAT7043					15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ 別替, 1U	
コンソール切替ユニットセット (88" -ト用)	GH-SAT7083					88" -ト用切替ユニット付き	
ラックマウントキット	GH-AU7620					15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ 別替, 1U	
ラックマウントキット	GH-AU7810					48" -ト用切替ユニット付き	
27.0 ラックマウントキット	GH-AU7511					ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	
27.0 キャビネットキット	GH-AU7520					KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7043), 48" -ト用, 2U	
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10	ラックアウトキット + キーボード/マウス収納ユニット付き					
H A 8 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900	KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット(GH-AT7083), 88" -ト用, 2U					
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7772	完了しました。				キーボード/マウス収納ユニット付き	
	GH-AU7776	コンソール切替ユニット(48" -ト用)ラックキャビネット搭載用					
	GH-AU7762	DLTタイプ 別装置ラックキャビネット搭載用					
	GH-AU7660	270キャビネット/ラックアウト/変換用キット					
	GH-AU7650	270ラックアウト/キャビネット/変換用キット					
	GH-AU7661	3025M装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載用レール取付けキット					
	GH-AU7651	HA8000ラックキャビネットへの流通/交換品搭載用/ラックキャビネットのセット					
	GH-AU7662	170, 270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)					
	GH-AU7652	170, 270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)					
その他							
コンソールユニット(48" -ト用)	GH-AT7041	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 48" -ト用	
コンソールユニット(88" -ト用)	GH-AT7080	完了しました。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 88" -ト用	
コンソール切替ユニット (48" -ト用)	GH-AT7043	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 48" -ト用	
コンソール切替ユニット (88" -ト用)	GH-AT7083					KB/マウス/ディスプレイ 別替ユニット, 88" -ト用	
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001					BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット	

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A6	270 B6	
プロセッサー プロセッサー	GH-ECSXP1P4MEX GH-ECSXP1P4M GH-ECSXP1P5MEX GH-ECSXP1P5M GH-ECSXP1P6MEX GH-ECSXP1P6M	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon MP(1.40GHz)/L2キャッシュメモリ:-256KB/L3キャッシュ:512KB			
					Xeon MP(1.50GHz)/L2キャッシュメモリ:-256KB/L3キャッシュ:512KB			
					Xeon MP(1.60GHz)/L2キャッシュメモリ:-256KB/L3キャッシュ:1MB			
メモリーボード メモリーボード	GH-MJ7512BEX GH-MJ7512B GH-MJ7016BEX GH-MJ7016B GH-MJ7026BEX GH-MJ7026B GH-MJ7046BEX GH-MJ7046B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(128MBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered			
					1GB(256MBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered			
					2GB(512MBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered			
					4GB(1GBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered			
拡張ボード ディスクアレイコントローラボード	GH-CA7161EX GH-CA7161 GH-CA7162EX GH-CA7162		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI:1-7サイズ		
						Ultra160 SCSI,2チャネル,PCI:7-10サイズ		
SCSIボード	GH-CS7241AEX GH-CS7241A GH-CS7253EX GH-CS7253					Ultra Wide SCSI(HVD)		
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240 GH-CN7530EX GH-CN7530 GH-CN7620EX GH-CN7620			100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7サイズ				
				1000BASE-T,PCI:1-7サイズ				
				1000BASE-SX,PCI:1-7サイズ				
Fibre Channel ボード	GH-CC7202EX GH-CC7202			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel: SFF				
Fibre Channel ボードセット	GH-SCC7102C GH-SCC7102C GH-SCC7102PEX GH-SCC7102P			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC接続(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4		
				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC接続(光)(GH-CZ7520)付き	*4	*4		
コミュニケーションボード	GH-CH7100EX GH-CH7100			HDL制御用				
マルチコミュニケーションボックス	GH-CR7800EX GH-CR7800	完売しました。		Webブラウザ用,PCI:1-7サイズ				
SVPボードセット	GH-SCM7400GEX GH-SCM7400G	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		サーバ管理用,PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPマウントの付				
システム装置内蔵デバイス 内蔵CD-ROM	GH-UC5348AEX GH-UC5348A			ATAPI,48倍速,厚型				
内蔵DVD-RAM	GH-UV7050EX GH-UV7050			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB				
内蔵ハードディスク	GH-UH718H GH-UH718HRX GH-UH718H GH-UH736H GH-UH736HRX GH-UH736H GH-UH773H GH-UH773HRX GH-UH773H GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,18GB,10000r/min			
					Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min			
					Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min			
					Ultra160 SCSI,36GB,15000r/min			
ハードディスクキット	GH-ES73162EX GH-ES73162				ハードディスク増設用キット,6インチ			
内蔵DAT(DDS-4)	GH-UD7402EX GH-UD7402 GH-UD7402TEX GH-UD7402T GH-UD7402WEX GH-UD7402W GH-UD7402JEX GH-UD7402J GH-UD7402KEX GH-UD7402K GH-UD7402YEX GH-UD7402Y GH-UD7402TYEX GH-UD7402TY GH-UD7402WYEX GH-UD7402WY GH-UD7402XYEX GH-UD7402XY GH-UD7402JYEX GH-UD7402JY GH-UD7402KYEX GH-UD7402KY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
			・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x55付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + x55付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + x55付き				
		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + x55付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),x55付き + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
		完売しました。		JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + x55付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + x55付き				
内蔵DATチェンジャー(DDS-3)	GH-UD5246EX GH-UD5246 GH-UD5246TEX GH-UD5246T GH-UD5246WEX GH-UD5246W GH-UD5246JEX GH-UD5246J GH-UD5246KYEX GH-UD5246KY	完売しました。		Fast SCSI-2,DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB),6連装 交換ヘッド付き				
		完売しました。		Fast SCSI-2,DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB),6連装 交換ヘッド + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
		完売しました。		Fast SCSI-2,DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB),6連装 交換ヘッド + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GH-UD7406EX GH-UD7406 GH-UD7406TEX GH-UD7406T GH-UD7406WEX GH-UD7406W GH-UD7406JEX GH-UD7406J GH-UD7406KYEX GH-UD7406KY	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				

*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A6	270 B6	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵DATAチェンジャー(DDS-4)	GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y	完売しました。 ・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY	完売しました。 完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY GH-SUD7406YJEX GH-SUD7406YJ	完売しました。 ・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406JYEX GH-SUD7406JY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUL7400EX GH-SUL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
	GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400DEX GH-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400JEX GH-SUL7400J	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400TYEX GH-SUL7400TY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400DYEX GH-SUL7400DY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400JYEX GH-SUL7400JY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(D88/1800)x5巻付き			
内蔵A I T	GH-US7500EX GH-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
	GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500DEX GH-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500JEX GH-SUS7500J	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500DYEX GH-SUS7500DY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500JYEX GH-SUS7500JY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(SDX2-50C)x5巻付き			
	内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5641EX GH-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 交換ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7付き		
		GH-UU7101EX GH-UU7101	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ)		
	内蔵L T O	GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUU7101DEX GH-SUU7101XD		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUU7101JEX GH-SUU7101J		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7101DYEX GH-SUU7101DY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ), ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUU7101JYEX GH-SUU7101JY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1ｲ) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟﾞｲ7(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7102EX GH-SUU7102		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ付き			
GH-SUU7102TEX GH-SUU7102T		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SUU7102WEX GH-SUU7102W		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUU7102DEX GH-SUU7102XD		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A6	270 B6
外付け装置							
LTOチェンジャー	GH-SFU7110Y				キレ ネットワイフ、LTO、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7110TY	完了しました。			キレ ネットワイフ、LTO、10連装		
	GH-SFU7110WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + メディア(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7110XY				キレ ネットワイフ、LTO、10連装		
	GH-SFU7110XDY				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + メディア(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7110KY	完了しました。			キレ ネットワイフ、LTO、10連装 ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + メディア(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-SX)		
	GH-BH7618T				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-T)		
Fibre Channel HUB GBICコネクタ(HSSDC)	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ポート		
	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)との接続用		
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用		
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802 A-6517-S280				FC-PH、GBIC用ポートx16、ラックマウント付き		
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWLG A-F6517-BPS				FC-PH、GBIC用ポートx16、ラックマウント付き、SANRI SE2200/2800用		
DVDライブラリ装置 (キレ ネットワイフ)	GTODVDH0-02D1300				ファイバ チャネルスイッチ用GBIC、SANRI SE2200/2800用		
	GTODVDH0-03D1300				2.11TB、2ドライブ		
	GTODVDH0-05D1300				1.88TB、4ドライブ		
	GTODVDH0-02D130A				3.29TB、4ドライブ		
	GTODVDH0-03D130A				2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-05D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDE0-02D1300				3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き		
	GTODVDE0-03D1300				705GB、2ドライブ		
	GTODVDE0-05D1300				470GB、4ドライブ		
	GTODVDE0-02D130A				940GB、2ドライブ		
	GTODVDE0-03D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDE0-05D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き		
	コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完了しました。			CR80 (CR802)	
GHOCR803-C100800		完了しました。			キレ ネットワイフ、CR80 (CR803)、ハードディスク搭載なし		
GHOCR803-R100511		完了しました。			ラックマウントワイフ、CR80 (CR803)、72GB/7E1(36GBx3)、単体接続用		
GHOCR803-R200512		完了しました。			ラックマウントワイフ、CR80 (CR803)、72GB/7E1(36GBx3)、クラス接続(2ノード)用		
GHOCR803-R100800		完了しました。			ラックマウントワイフ、CR80 (CR803)、ハードディスク搭載なし		
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4047-xxxxxx				- SANRI SE1100/1200		
ディスクアレイサブシステム	A-65x1-x				- SANRI SE2200/2800		
DLTライブラリ装置	HT-S4697-x8xxxx				- 最大DLT8000x6ドライブ、60巻		
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				- 最大LTOx6ドライブ、60巻		
大型テープライブラリ装置	HT-4697-Lxx0				- 最大LTOx20ドライブ、67820リット		
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチャージャー接続用、3.0m		
	GH-LX7200				DVDワイフ、引装置接続用、2.0m		
	GH-LA7580H				大型テープワイフ、引装置接続用、10.0m、LVD		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル)、2.0m		
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクエリット/リム-8ポート、ファイバエリット/CR80接続用、2.0m		
シリアルポート接続ケーブル	GH-LT7110				シリアルポートユニット接続用、3.0m		
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用、3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用、3.0m		
モデムケーブル	GH-LM1210	完了しました。			マルチコミュニケーションボード用、2.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m		
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m		
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用、2.0m		
DSP / KB / マウスケーブルセット (4ポート用)	GH-SLK7102				コンソールケーブルセット(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用、3.0m		
	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(4ポート用)		
DSP / KB / マウスケーブルセット (8/15ポート用)	GH-SLK7102				コンソールケーブルセット(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用、3.0m		
	GH-SLK7103				ディスプレイケーブル + KB/マウスケーブル(8/15ポート用)		
無停電源装置	GH-SBU7140	完了しました。			コンソール切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m		
	GH-SBU7140A	完了しました。			1200VA/950W、キレ ネットワイフ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き		
	GH-SBU7140S	完了しました。			1200VA/950W、キレ ネットワイフ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
	GH-SBU7140S1	完了しました。			UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7214	完了しました。			1200VA/950W、キレ ネットワイフ		
	GH-SBU7214A	完了しました。			UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	GH-SBU7214S	完了しました。			1200VA/950W、ラックマウントワイフ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き		
	GH-SBU7214S1	完了しました。			1200VA/950W、ラックマウントワイフ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
	GH-SBU7214S1	完了しました。			1200VA/950W、ラックマウントワイフ		
	GH-SBU7131				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7131A				1200VA/950W、ラックマウントワイフ		
	GH-SBU7131S				UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W、ラックマウントワイフ、UPS接続ケーブル(WindowsNT、NetWare用、1.8m)付き		
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W、ラックマウントワイフ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
	UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用、1.8m)、PowerChutePlus(v5.231J)付き	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				UPSインテグレーションボード拡張用ユニット、ラックキレ ネット搭載用金具付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き		
					無停電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2)、UPS接続ケーブル付き		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A6	270 B6
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7382	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	38Uラックキャビネット		
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット		
ラックサイドパネル	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル 2枚1組		
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル 2枚1組		
フロントドア	GH-RD7381				38U用フロントドア、アクリル窓		
	GH-RD7160				16U用フロントドア、アクリル窓		
	GH-RD7382				38U用フロントドア、メタ-ガラス		
	GH-RD7163				16U用フロントドア、メタ-ガラス		
リアドア	GH-RD7161				16U用リアドア		
ラックパネル	GH-RP7011				1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7001	メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(38U)					
	GH-RJ7002	メタ-ガラスフロントドア付きラック連結用(16U)					
	GH-RJ7000	アクリル窓フロントドア付きラック連結用(38U/16U共用)					
ラック延長キット	GH-RJ7116	16U用ラック延長部材、PCIスロットラック-ト用					
	GH-RJ7138	38U用ラック延長部材、PCIスロットラック-ト用及TDLT/LTOドライブリ装置搭載用					
ケーブル用アーム	GH-RJ7200	ラックキャビネットケーブル用アーム、PCIスロットラック-ト用					
システムアラートユニット	GH-RT1700	システムアラートユニット					
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001	キーボード/マウス収納ユニット					
	GH-RH7100	スイッチング HUB (GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB (GH-C27501) 収納用					
HUB収納ユニット	GH-RH7200	スイッチング HUB (PC-BH7500) 収納用					
	GH-RH7201	スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用					
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	アクリル 5口					
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完了しました。					
	GH-RC7110	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型ディスプレイ装置収納ユニット				
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完了しました。	15型ディスプレイ装置 (PC-DC5202, PC-DC5203),				
	GH-RL7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納ユニット				
コンソールユニットセット	GH-SAT7041	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ 4枚切り替えユニット (GH-AT7041), 4枚-ト用, 2U				
	GH-SAT7080	完了しました。	ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き				
	GH-SAT7150	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ 4枚切り替えユニット (GH-AT7080), 8枚-ト用, 2U				
		完了しました。	キーボード/マウス収納ユニット付き				
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ 4枚切り替えユニット (GH-AT7080x2), 15枚-ト (8枚-トx2) 用, 3U				
ディスプレイ/キーボードユニット (8枚-トコイル切替ユニット付き)	GH-RLK7201	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + KB/マウス/ディスプレイ + キーボード/マウス収納ユニット付き				
ディスプレイ/キーボードユニットセット (4枚-トコイル切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
変換ブラケット	GH-AU7621	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
コンソール切替ユニットセット (4枚-ト用)	GH-SAT7043	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
コンソール切替ユニットセット (8枚-ト用)	GH-SAT7083	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	4枚-トコイル切替ユニット付き				
ラックマウントキット	GH-AU7620	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
ラックマウントキット	GH-AU7810	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
270ラックマウントキット	GH-AU7511	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
270ラックキャビネットキット	GH-AU7520	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
H A 8 0 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7772	完了しました。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
	GH-AU7776	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
	GH-AU7762	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
	GH-AU7660	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
	GH-AU7650	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
	GH-AU7661	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
	GH-AU7651	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U				
GH-AU7662	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U					
GH-AU7652	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイ/キーボード + キーボード + マウス/ディスプレイ 1U					
その他							
コンソールユニット (4枚-ト用)	GH-AT7041	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ 4枚切り替えユニット, 4枚-ト用				
コンソールユニット (8枚-ト用)	GH-AT7080	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ 4枚切り替えユニット, 8枚-ト用				
コンソール切替ユニット (4枚-ト用)	GH-AT7043	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ 4枚切り替えユニット, 4枚-ト用				
コンソール切替ユニット (8枚-ト用)	GH-AT7083	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ 4枚切り替えユニット, 8枚-ト用				
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition (v6.1.2) のセット				

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 550	
システム装置内蔵デバイス 内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUD7402XDYEX GH-SUD7402XDY	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7402JYEX GH-SUD7402JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GH-SUD5246EX GH-SUD5246	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾀｯﾌﾟ付き			
内蔵D A Tチェンジャー(DDS-3)	GH-SUD5246TEX GH-SUD5246T	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾀｯﾌﾟ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUD5246WEX GH-SUD5246W	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾀｯﾌﾟ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUD7406EX GH-SUD7406	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
	GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
内蔵D A Tチェンジャー(DDS-4)	GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUD7406EXEX GH-SUD7406EX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUD7406KDEX GH-SUD7406KD	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7406JEX GH-SUD7406J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUD7406KEXEX GH-SUD7406KEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUD7406YEXEX GH-SUD7406YEX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406WYEXEX GH-SUD7406WYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406XYEXEX GH-SUD7406XYEX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406DYEXEX GH-SUD7406DYEX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7406JYEXEX GH-SUD7406JYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	GH-SUD7406KYEXEX GH-SUD7406KYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(HS-4/150S)x10巻付き			
	内蔵D L T (DLT8000)	GH-UL7400EX GH-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
		GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUL7400EXEX GH-SUL7400EX	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUL7400DEX GH-SUL7400DX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUL7400JEX GH-SUL7400J		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SUL7400KEXEX GH-SUL7400KEX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUL7400YEXEX GH-SUL7400YEX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400WYEXEX GH-SUL7400WYEX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400XYEXEX GH-SUL7400XYEX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400DYEXEX GH-SUL7400DYEX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUL7400JYEXEX GH-SUL7400JYEX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
GH-SUL7400KYEXEX GH-SUL7400KYEX		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(D88/1800)x5巻付き			
内蔵A I T		GH-US7500EX GH-US7500	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
		GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUS7500EXEX GH-SUS7500EX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUS7500DEX GH-SUS7500DX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUS7500JEX GH-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
		GH-SUS7500KEXEX GH-SUS7500KEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUS7500YEXEX GH-SUS7500YEX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500TYEXEX GH-SUS7500TYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500WYEXEX GH-SUS7500WYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500XYEXEX GH-SUS7500XYEX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500DYEXEX GH-SUS7500DYEX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500JYEXEX GH-SUS7500JYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500KYEXEX GH-SUS7500KYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き			
	内蔵光磁気ディスク	GS-SUM56413EX GS-SUM56413	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB MO加/- + SCSI(Narrow)ケーブル付き		
		GH-SUM5641EX GH-SUM5641	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ｽﾀｯﾌﾟ付き		
内蔵L T O	GH-UU7101EX GH-UU7101	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付)			
	GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUU7101EXEX GH-SUU7101EX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7101DEXEX GH-SUU7101DXEX	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101JEXEX GH-SUU7101JEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7J1付) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 550
外付け装置							
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU71091	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装		
	GH-SRU71091T	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71091W	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71091J	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRU71091K	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71091TY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091WY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091JY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71091KY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装		
	GH-SRU71101T	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71101W	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71101X	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71101XD	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101K	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71101TY	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101TY	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101WY	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101XY	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71101XDY	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101KY	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU71092	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装x2		
	GH-SRU71092T	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71092W	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71092Z	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装x2, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71092TY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71092WY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装x2		
	GH-SRU71102T	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71102W	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71102X	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71102XD	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SRU71102Y	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装x2, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71102TY	完売しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71102WY	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装x2, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71102XY	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装x2, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き			
GH-SRU71102XDY	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装x2, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
LTOチェンジャー	GH-SRU7109	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用		
	GH-SRU7109T	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7109W	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU7109J	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SRU7109K	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU7109Y	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109TY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109WY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109JY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7109KY	完売しました。			ライブラリ LTO 9連装, GH-SRU71091x増設用, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用		
	GH-SRU7110T	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7110W	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU7110X	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110XD	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110K	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU7110Y	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110TY	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110WY	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110XY	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
GH-SRU7110XDY	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110KY	完売しました。			ライブラリ LTO 10連装, GH-SRU71101x増設用, JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ﾊﾞｲﾄ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ﾊﾞｲﾄ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516	完売しました。			16ﾊﾞｲﾄ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161				16ﾊﾞｲﾄ(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618				16ﾊﾞｲﾄ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｲﾄ(1Gbps/1000BASE-SX)		
GH-BH7618T				16ﾊﾞｲﾄ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｲﾄ(1Gbps/1000BASE-T)			
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501	価格がHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-AL HUB, 8ﾊﾞｲﾄ		
G B I C コネクタ [HSSDC]	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル [HSSDCケーブル] との接続用		
	GH-CZ7510						
G B I C コネクタ [光]	GH-CZ7520EX				Fibre Channelケーブル [光ケーブル] との接続用		
	GH-CZ7520						
D L T ライブラリ装置	HT-S4697-x8xxxx	-	-	-	最大DLT8000x6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ, 60巻		
L T O ライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	-	-	-	最大LTOx6ﾄﾞﾗｲﾌﾞ, 60巻		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		HiCLUSTER 100	HiCLUSTER 550
ケーブル							
SCSケーブル	GH-LA7301				DLT/LTO対応ケーブル接続用,3.0m		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル,5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル,10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル,20m		
	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル(HSSDCケーブル),2.0m		
Fibre Channelケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル(光ケーブル),5.0m		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル(光ケーブル),10.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスプレイ/キーボードケーブル接続用,2.0m		
インタフェースケーブル	GH-LM1220				ミニコンプレックスケーブル用,3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				ミニコンプレックスケーブル用,3.0m		
モデムケーブル	GH-LM1210				ミニコンプレックスケーブル用,2.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用,WindowsNT,NetWare用,1.8m		
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000,Linux用,1.8m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m		
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m		
DSP/KB/マウスケーブルセット (4脚-1用)	GH-SLK7102				コンプレックスケーブル(GH-SAT7041/GH-AT7041)接続用,3.0m		
DSP/KB/マウスケーブルセット (8/15脚-1用)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル+KB/マウスケーブル(4脚-1用)		
DSP/KB/マウスケーブルセット (8/15脚-1用)	GH-SLK7112				コンプレックスケーブル(GH-SAT7080/GH-SAT7150/GH-AT7080)接続用,3.0m		
DSP/KB/マウスケーブルセット (8/15脚-1用)	GH-SLK7112				ディスプレイケーブル+KB/マウスケーブル(8/15脚-1用)		
P/S2 KB/マウス/CRケーブル	GH-LVK7103				コンプレックスケーブル(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m		
無停電電源装置							
無停電電源装置	GS-SBU7070		完売しました。		700VA/450W,キチネットタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き		
	GS-SBU7070A		完売しました。		700VA/450W,キチネットタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き		
	GS-SBU7070S		完売しました。		700VA/450W,キチネットタイプ		
	GH-SBU7070				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChutePlus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7070A				700VA/450W,キチネットタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き		
	GH-SBU7070S				700VA/450W,キチネットタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU7070S1				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChutePlus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7131				700VA/450W,キチネットタイプ		
	GH-SBU7131A				UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	GH-SBU7131S				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(WindowsNT,NetWare用,1.8m)付き		
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU7131S1				UPS接続ケーブル(WindowsNT/2000用,1.8m),PowerChutePlus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7131S1				3000VA/2250W,ラックマウントタイプ		
	GH-SBU7131S1				UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v6.1.2)付き		
	UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインターフェース拡張用ボード	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェース拡張用ユニット,ラックタイプネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v6.1.2),UPS接続ケーブル付き		
サーバステーション用ラック関連							
ガザリパネル	GH-RJ7NSAC				キチネット用フロントプレート		
スタビライザ	GH-RJ7NSBC				簡易耐震用固定金具		
リアキー	GH-RJ7NSCB				リアドア施錠用鍵		
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7382				38Uラックタイプネット		
	GH-RK7162				16Uラックタイプネット		
ラックサイドパネル	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル,2枚1組		
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル,2枚1組		
フロントドア	GH-RD7381				38U用フロントドア,アクリル窓		
	GH-RD7160				16U用フロントドア,アクリル窓		
	GH-RD7382				38U用フロントドア,メッシュケーブル		
	GH-RD7163				16U用フロントドア,メッシュケーブル		
	GH-RD7161				16U用フロントドア		
リアドア	GH-RD7161				16U用リアドア		
ブラックパネル	GH-RP7011				1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7001				メッシュケーブルフロントアタッチメント(38U)		
	GH-RJ7002				メッシュケーブルフロントアタッチメント(16U)		
	GH-RJ7000				アクリル窓フロントアタッチメント(38U/16U共用)		
	GH-RK7001				キーボード/マウス収納ユニット		
KB/マウス収納ユニット	GH-RH7100				スイッチングHUB(GH-BH7516, GH-BH7618),Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)収納用		
	GH-RH7200				スイッチングHUB(PC-BH7500)収納用		
	GH-RH7201				スイッチングHUB(GH-BH75001, GH-BH75161)収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アプレット5口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100		完売しました。		15型ディスプレイ設置用収納ユニット		
	GH-RC7110				15型ディスプレイ設置用収納ユニット(PC-DC5202, PC-DC5203),液晶ディスプレイ設置用(PC-DT3171)収納ユニット		
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200		完売しました。		液晶ディスプレイ設置用収納ユニット		
	GH-RL7500				液晶ディスプレイ設置用収納ユニット		
コンソールユニットセット	GH-SAT7041		完売しました。		KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7041),4脚-1用,2Uラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7080		完売しました。		KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7080),8脚-1用,2Uキーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7150		完売しました。		KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7080x2),15脚-1(8脚-1x2)用,3Uディスプレイケーブル+KB/マウスケーブル+キーボード/マウス収納ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニット (1U)	GH-RLK7200				15型液晶ディスプレイ+キーボード+マウス収納用ディスプレイ,1U		
ディスプレイ/キーボードユニット (8脚-1コンソール切替ユニット付き)	GH-RLK7201				15型液晶ディスプレイ+キーボード+マウス収納用ディスプレイ,1U 8脚-1コンソール切替ユニット付き		
ディスプレイ/キーボードユニットセット (4脚-1コンソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7200				15型液晶ディスプレイ+キーボード+マウス収納用ディスプレイ,1U 4脚-1コンソール切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニットのHA8000専用ラックタイプネット(GH-RK7382, GH-RK7162)搭載用変換金具		
コンソール切替ユニットセット (4脚-1用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7043),4脚-1用,2Uラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替ユニットセット (8脚-1用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7083),8脚-1用,2Uキーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4脚-1用)ラックタイプネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				DLT/ライブラリ装置ラックタイプネット搭載用		
ラック搭載トレー	GS-AU7A10				30x30x10mm装置及びその他の機器用ラックタイプネット搭載トレー(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				HA8000ラックタイプネットへの流通型部品搭載用ネジ,ラック,ネットのネジ		
その他							
コンソールユニット(4脚-1用)	GH-AT7041		完売しました。		KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット,4脚-1用		
コンソールユニット(8脚-1用)	GH-AT7080		完売しました。		KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット,8脚-1用		
コンソール切替ユニット (4脚-1用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット,4脚-1用		
コンソール切替ユニット (8脚-1用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ/キーボード/マウス収納ユニット,8脚-1用		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK001				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(v6.1.2)のセット		

バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	バックアップキャビネット GS0BS201	
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402EX GS-UD7402	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-UD7402TEX GS-UD7402T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-UD7402WEX GS-UD7402W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-UD7402EXEX GS-UD7402X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-UD7402DEX GS-UD7402XD	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-UD7402JEX GS-UD7402J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GS-UD7402KEX GS-UD7402K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7402YEX GS-UD7402Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-UD7402TYEX GS-UD7402TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-UD7402WYEX GS-UD7402WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-UD7402XYEX GS-UD7402XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-UD7402DYEX GS-UD7402DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-UD7402JYEX GS-UD7402JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-UD7402KYEX GS-UD7402KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x5巻付き		
	内蔵 D A T チェンジャー(DDS-3)	GS-UD5246EX GS-UD5246	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾌﾞｲﾌ付き	
		GS-UD5246TEX GS-UD5246T	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾌﾞｲﾌ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-UD5246WEX GS-UD5246W	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾌﾞｲﾌ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-UD7406EX GS-UD7406	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装	
		GS-UD7406TEX GS-UD7406T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-UD7406WEX GS-UD7406W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406EXEX GS-UD7406X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-UD7406DEX GS-UD7406DX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-UD7406JEX GS-UD7406J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GS-UD7406KEX GS-UD7406K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7406YEX GS-UD7406Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き		
	GS-UD7406TYEX GS-UD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き		
	GS-UD7406WYEX GS-UD7406WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き		
	GS-UD7406XYEX GS-UD7406XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き		
	GS-UD7406DYEX GS-UD7406DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-UD7406JYEX GS-UD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き		
	GS-UD7406KYEX GS-UD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き		
	内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400EX GS-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)	
		GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-SUL7400EXEX GS-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GS-SUL7400DEX GS-SUL7400XD	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUL7400JEX GS-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
		GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
		GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾌﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き	
		GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き	
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き		
GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾌﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き		
GS-SUL7400DYEX GS-SUL7400DY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾌﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUL7400JYEX GS-SUL7400JY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾌﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き		
GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY		完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾌﾞｲﾌ(D88/1800)x5巻付き		
内蔵 A I T		GS-US7500EX GS-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
		GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-SUS7500EXEX GS-SUS7500X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GS-SUS7500DEX GS-SUS7500XD	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUS7500JEX GS-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾌﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き		
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾌﾞｲﾌ(SDX2-50C)x5巻付き		

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	バックアップ キャビネット GS0BS201
			維持保守	出張修理		
バックアップキャビネット内蔵デバイス						
内蔵 A I T	GS-SUS7500IYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
	GS-SUS7500IY				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き	
	GS-SUS7500XYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
	GS-SUS7500XY		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き	
	GS-SUS7500XDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻	
	GS-SUS7500XDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
内蔵光磁気ディスク	GS-SUS7500JYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
	GS-SUS7500JY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x5巻付き	
	GS-SUS7500KYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
内蔵 L T O	GS-SUM5641EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB	
	GS-SUM5641				取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き	*9
	GS-UU7101EX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-UU7101	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101TEX	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GS-SUU7101T	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101WEX	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
	GS-SUU7101W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101YEX	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7101X	完了しました。	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101XD	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7101XDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101JEX	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き	
	GS-SUU7101J	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101KEX	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-SUU7101K	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101YEX	完了しました。	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101Y	完了しました。			ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7101TYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101TY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7101WYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101WY	完了しました。			BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7101XYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101XY	完了しました。	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7101XDYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ), ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻	
	GS-SUU7101XDY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7101JYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101JY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7101KYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)	
	GS-SUU7101KY	完了しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7102BEX	完了しました。	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)	
	GS-SUU7102B	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	
	GS-SUU7102BTEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)	
	GS-SUU7102BT	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GS-SUU7102BWX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)	
	GS-SUU7102BW	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
GS-SUU7102BEX	完了しました。	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
GS-SUU7102BX	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7102BXEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
GS-SUU7102BXDEX	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7102BXDX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
GS-SUU7102BJEX	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
GS-SUU7102BJ	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
GS-SUU7102BEX	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUU7102BK	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)		
GS-SUU7102BYEX	完了しました。	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
GS-SUU7102BY	完了しました。			内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
GS-SUU7102BYEX	完了しました。			+ BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
GS-SUU7102BYX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
GS-SUU7102BYEX	完了しました。			+ BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
GS-SUU7102BXYEX	完了しました。	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
GS-SUU7102BXY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
GS-SUU7102BXDYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻		
GS-SUU7102BXDY	完了しました。			+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7102BJYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
GS-SUU7102BJY	完了しました。			+ JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
GS-SUU7102BKYEX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
GS-SUU7102BKY	完了しました。			+ JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
セキュリティカバー	GH-AU7221EX GH-AU7221	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップキャビネット用カバー(鍵付き)	*1

*1 : バックアップキャビネット (GS0BS201-C100200) への搭載のみサポート
*9 : 70K6, 70L6, 70M6, 70C6, 110A6, 110B6, 130A6, 130B6のLinuxプラットフォームモデルは未サポート

リム・バブルデバイスユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	リム・バブルデバイスユニット GHORR163		
			維持保守	出張修理				
リム・バブルデバイスユニット内蔵デバイス								
内蔵D A T (DDS-4)	GH-UD7402EX GH-UD7402	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	GH-SUD7402TEX GH-SUD7402T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUD7402DEX GH-SUD7402X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUD7402JEX GH-SUD7402J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUD7402TYEX GH-SUD7402TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GH-SUD7402WYEX GH-SUD7402WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GH-SUD7402XYEX GH-SUD7402XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GH-SUD7402DYEX GH-SUD7402DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7402JYEX GH-SUD7402JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き			
	内蔵D A Tチェンジャー(DDS-3)	GH-SUD5246EX GH-SUD5246	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾀｯﾌﾟ付き		
		GH-SUD5246TEX GH-SUD5246T	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾀｯﾌﾟ + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUD5246WEX GH-SUD5246W	完了しました。			Fast SCSI-2, DDS3対応(非圧縮/圧縮:12GB/24GB), 6連装 変換ｽﾀｯﾌﾟ + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		内蔵D A Tチェンジャー(DDS-4)	GH-UD7406EX GH-UD7406	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装	
			GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
			GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
	GH-SUD7406DEX GH-SUD7406X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406DEX GH-SUD7406DX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SUD7406JEX GH-SUD7406J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き				
GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GH-SUD7406DYEX GH-SUD7406DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装, ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SUD7406JYEX GH-SUD7406JY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻付き				
内蔵D L T (DLT8000)	GH-UL7400EX GH-UL7400	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
	GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400DEX GH-SUL7400X	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400DEX GH-SUL7400DX	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400JEX GH-SUL7400J	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400TYEX GH-SUL7400TY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400DYEX GH-SUL7400DY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400JYEX GH-SUL7400JY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完了しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	内蔵A I T	GH-US7500EX GH-US7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
		GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
		GH-SUS7500DEX GH-SUS7500X	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUS7500DEX GH-SUS7500DX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUS7500JEX GH-SUS7500J	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	オプション ユニット GHORR163	
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス							
内蔵A I T	GH-SUS7500IYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	GH-SUS7500IY				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
	GH-SUS7500XYEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	GH-SUS7500XY				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
	GH-SUS7500XYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻		
	GH-SUS7500XDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUS7500JYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	GH-SUS7500JY				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
	内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5641EX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	
		GH-SUM5641				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	
内蔵L T O	GH-SUM5641EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB	*9	
	GH-SUM5641				取付金具 + 変換ｺﾝﾈｸﾀ付き		
	GH-UU7101EX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-UU7101						
	GH-SUU7101TEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101T				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7101WEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101W				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7101YEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101X				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101XD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101XD				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101JEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101J				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き		
	GH-SUU7101KEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101K				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7101YEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101Y				ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101TYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101TY				BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101WYEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101WY				BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101XYEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101XY				BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101XDYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ), ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻		
	GH-SUU7101XDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101JYEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101JY				JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101KYEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mﾄ)		
	GH-SUU7101KY				JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		
GH-SUU7102REX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GH-SUU7102R				内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
GH-SUU7102RTEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GH-SUU7102RT				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SUU7102RWEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GH-SUU7102RW				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SUU7102RXEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GH-SUU7102RX				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUU7102RXDEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GH-SUU7102RXDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUU7102RJEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GH-SUU7102RJ				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec v8.6付き			
GH-SUU7102RKEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GH-SUU7102RK				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUU7102RYEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)			
GH-SUU7102RY				内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7102RTYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GH-SUU7102RTY				+ BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7102RWYEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GH-SUU7102RWY				+ BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7102RXYEX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GH-SUU7102RXY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7102RXDYEX				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻			
GH-SUU7102RXDY				+ BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUU7102RJYEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GH-SUU7102RJY				+ JP1/VERITAS Backup Exec v8.6 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7102RKYEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
GH-SUU7102RKY				+ JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			
セキュリティーカバー	GH-AU7221EX	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			オプションユニット「リムーバブルデバイスユニット」用カバー(鍵付き)	*8	
	GH-AU7221						

*8 : リムーバブルデバイスユニット (GHORR163-C100200)への搭載のみサポート
 *9 : 70K6, 70L6, 70M6, 70C6, 110A6, 110B6, 130A6, 130B6のLinuxプラットフォームモデルは未サポート

ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	ディスクユニット
			維持保守	出張修理		
ディスクユニット内蔵デバイス						GHORA162
内蔵ハードディスク	GH-UH718HEX GH-UH718HRX GH-UH718H GH-UH736HEX GH-UH736HRX GH-UH736H GH-UH773HEX GH-UH773HRX GH-UH773H GH-UH736FEX GH-UH736FRX GH-UH736F				Ultra160 SCSI, 18GB, 10000r/min Ultra160 SCSI, 36GB, 10000r/min Ultra160 SCSI, 73GB, 10000r/min Ultra160 SCSI, 36GB, 15000r/min	
電源ユニット	GH-BP2127EX GH-BP2127				冗長化電源, ディスクユニット用	

コンパクトディスクレイ装置 (CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概略仕様	コンパクトディスクレイ装置	
			維持保守	出張修理		CR802	CR803
拡張ボード							
ディスクアレイコントローラボード	GH-CA7501EX GH-CA7502EX GH-CA7502				増設用ディスクアレイコントローラボード, CR80(CR802)用 増設用ディスクアレイコントローラボード, CR80(CR803)用		
内蔵デバイス							
内蔵ハードディスク	GH-UH718DEX GH-UH718DRX GH-UH718D GH-UH736DEX GH-UH736DRX GH-UH736D GH-UH773DEX GH-UH773DRX GH-UH773D GH-UH736KEX GH-UH736KRX GH-UH736K GH-UH773KEX GH-UH773KRX GH-UH773K GH-UH7146KEX GH-UH7146KRX GH-UH7146K				FC-AL, 18GB, 10000r/min, CR80(CR802)用 FC-AL, 36GB, 10000r/min, CR80(CR802)用 FC-AL, 73GB, 10000r/min, CR80(CR802)用 FC-AL, 36GB, 10000r/min, CR80(CR803)用 FC-AL, 73GB, 10000r/min, CR80(CR803)用 FC-AL, 146GB, 10000r/min, CR80(CR803)用		
ハードディスク用キット	GH-ES7212EX GH-ES7215EX GH-ES7215				18GB/36GB/73GB内蔵ディスク(6台まで)内蔵用, CR80(CR802)用 36GB/73GB/146GB内蔵ディスク(5台まで)内蔵用, CR80(CR803)用		
電源ユニット							
電源ユニット	GH-BP2160EX GH-BP2160 GH-BP2161EX GH-BP2161				冗長化電源, CR80(CR802)用 冗長化電源, CR80(CR803)用		
外付け装置							
カスケード増設筐体	GH0CR803-R125807				カード増設用筐体		
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB, 8ポート		
G B I Cコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用, CR80(CR802)用		
G B I Cコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用, CR80(CR802)用		
S F Pコネクタ[光]	GH-CZ7530EX GH-CZ7530				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用, CR80(CR803)用		
ケーブル							
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603 GH-LA7505 GH-LA7510 GH-LA7605 GH-LA7603 GH-LA7610 GH-LA7120				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル], 2.0m Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m 16-2G Fibre Channelケーブル[SC-LC光ケーブル], 5.0m 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m ディスクユニット/リム-バス型ディスクユニット/CR80接続用, 2.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクユニット/リム-バス型ディスクユニット/CR80接続用, 2.0m		
ラック関連							
HUB収納ユニット	GH-RH7100				Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)の搭載用		
ソフトウェア							
P A T H p i l o t	GHS-VSS7B050				バス二重化ソフトウェア(Windows Server 2003は未対応)		
R o s e R P	GHS-VSS7B052				バス二重化ソフトウェア(Windows Server 2003対応)		