

5 . サービス一覧

5 . 1 PCサーバ導入サービス

PCサーバ導入サービスは大きく3つのサービス体系に分かれます。下記に3つのサービス体系及びサービス内容を示します。

(1) - 1 新規導入サービス

<内容> 新規にPCサーバ HA8000シリーズをご購入頂く場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編、ラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・新規導入における適用品目区分表

タイプ種別	新規導入装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネット タイプ	HA8000/30W, バックアップキャビネット, ディスクユニット, リム-パブルディスクユニット, DLTチェンジャー, LTOチェンジャー, スwitチング HUB, Fibre Channel HUB, 無停電電源装置, コンソールユニット, コンソール切替ユニット, UPS拡張ユニット	コンパクトサイズ
	HA8000/70W, 130W, 170, 270, CR80キャビネットタイプ	キャビネット サイズ
ラックキャビ ネットタイプ	ラックキャビネット[16U] (搭載状態 *注1, ラックキャビネットのみ), HA8000/HiCLUSTER100, 550	ハーフラック サイズ
	ラックキャビネット[38U] (搭載状態 *注1, ラックキャビネットのみ)	ラックサイズ

注1)ラックキャビネットの導入に際しては、発注時指定事項により搭載位置等を指定して頂く必要があります。

発注時指定事項は <http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000/sb/setup.html> を参照下さい。

注2)ラックキャビネットに搭載して出荷するシステム装置 (70, 110, 130, 170, 270), 外付け装置, 無停電電源装置, ラックオプションの搬入費はラックに含まれます。

(搬入費にはラックへの搭載は含まれませんので、別途搭載SBの手配が必要です。)

なお30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載される HA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

注3)ラックキャビネットに搭載する HA8000/30Wは現地でラックに搭載されます。ディスプレイ(液晶含む)も同様に現地での搭載になります。(搬入のみの場合には搭載されませんのでご注意ください。)

注4)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む), PC形名のスวิตチング HUBの搬入費は、システム装置と同時搬入の場合は、PCクライアントと同様システム装置に含む扱いとします。(PC-xxxx形名)

注5)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置, ラックタイプ 外部装置 (CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があり保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道, 東北, 関東, 中部, 信越, 北陸, 関西, 中国, 四国, 九州地区, 沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ: 沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)], 鹿児島(奄美), 島根(隠岐島), 長崎(壱岐, 対馬, 五島列島), 東京(小笠原), 北海道(礼文, 利尻, 奥尻島,) など

新規導入サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのキャビネットモデルを新規手配頂く場合の手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	適用品目	形名	価格	
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積	
				コンパクト サイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
				コンパクト サイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
	搬入 + セットアップ	EDメニュー (日程指定) 日程指定で搬入+簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)	9~17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
			C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SAC0000	個別見積	
				コンパクト サイズ	SD-41C2-CAC0000	個別見積	
		セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SBC0000	個別見積
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区		キャビネット サイズ	SD-41C2-SBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。		
			コンパクト サイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。		
セットアップ	保守サービス会社が セットアップ実施 (注3)				SD-4100-N30	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	

(注1)EDメニューは、HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)のシステム装置(キーボード、マウス含む)とディスプレイ及び無停電電源装置の構成に適用。

(注2)時間指定搬入(10時、14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)DLT/LTOライブラリ接続時のケーブル接続・接続確認時手配下さい。尚、DLT/LTOライブラリの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[38U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000シリーズのラックキャビネット[38U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場にて搭載し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[38U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N11C)

手配形名はラックキャビネット[38U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[38U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)	
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	9~17時 にお届け	C地区	SD-41C2-RCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-RCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
	搬入 + セットアップ	EDメニュー (日程指定)	9~17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		日程指定で搬入+簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)		C地区	SD-41C2-RAC0000	個別見積
		セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C2-RBC0000	個別見積
	セットアップメニュー (日程指定)	A・B 地区		SD-41C2-RBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
	日程及び AM / PM指定で 搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ				
	DLT/LTOライブラリ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)		-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1)HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)に適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスプレイ装置,液晶ディスプレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合はセットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定

時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意ください。

(注3)DLT/LTOライブラリ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[16U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000シリーズのラックキャビネット[16U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場にて搭載し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[16U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N12C)

手配形名はラックキャビネット[16U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[16U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)
搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C2-HCC0100	個別見積
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-HCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
搬入 + セットアップ	EDメニュー (日程指定)	9~17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	C 地区		SD-41C2-HAC0000	個別見積	
	セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	セットアップメニュー (日程指定)	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C2-HBC0000	個別見積
	日程及び AM / PM指定で 搬入+その後 保守サー ビス会社がセットアップを実施	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
セットアップ	DLT/LTOライブラリ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1)HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)に適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスプレイ装置,液晶ディスプレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合はセットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)DLT/LTOライブラリ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

(1) - 2 オプション現地増設サービス

<内容> 既存システム装置内にCPU, HDD, メモリ, 各種ボード, 内蔵デバイス等の内蔵オプションを現地増設する場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編, ラックキャビネット[38U]編, ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

(オプション増設とはシステム装置内に増設する内蔵機器の増設を意味し、「外付けオプション」と呼ばれる装置や「ラックオプション」の増設に関してはユニット増設となります。)

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネットタイプ, ラックマウントタイプ 共通	CPU, メモリ, 各種ボード, 内蔵デバイス(DAT, DATチェンジャー, DLT等), 増設電源, ケーブル単品(注1), HA8000ラック用ネジ(ラックマウント用), ブラケット(ラックマウント用)	オプション

(注1) 装置やボード類と同時搬入時、各種ケーブル類の輸送費は添付扱い(装置やボードに含む)とします。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道, 東北, 関東, 中部, 信越, 北陸, 関西, 中国, 四国, 九州地区, 沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ: 沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)], 鹿児島(奄美), 島根(隠岐島), 長崎(壱岐, 対馬, 五島列島), 東京(小笠原), 北海道(礼文, 利尻, 奥尻島,) など

オプション増設サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのキャビネットモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプションの種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)	
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C地区	SD-41C3-SCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B地区	SD-41C3-SCA0100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入 + その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B地区	SD-41C3-SBA4000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C3-SBC0000	個別見積

(注1) 時間指定搬入(10時, 14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。

入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意ください。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はラックキャビネット[38U]に搭載されているPCサーバHA8000シリーズのラックタイプモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)	
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-RCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-RCA0100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-RBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-RBC0000	個別見積	

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。
入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はラックキャビネット[16U]に搭載されているPCサーバHA8000シリーズのラックマウントモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)	
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-HCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-HCA0100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-HBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-HBC0000	個別見積	

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。
入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(1) - 3 ユニット現地増設サービス

<内容>キャビネットの場合：既存システム装置に接続する外付け装置を現地増設する場合の搬入および現地セッアップサービスです。

ラックマウントの場合：既存ラックキャビネットへラックマウントタイプ外付け装置、ラックマウントタイプシステム装置等を現地増設する場合の搬入および現地セッアップサービスでありラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)	現地増設 作業区分
キャビネット タイプ	バックアップキャビネット、ディスクユニット、リムハブ型ディスクユニット、DLTチェンジャー、LTOチェンジャー、スイッチングHUB、Fibre Channel HUB、無停電電源装置、コンソールユニット、コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット	コンパクト サイズ	(1人)
	CR80キャビネットタイプ	キャビネット サイズ	(1人)
ラックマウント タイプ	HA8000/110W(注1)、110他社ラック用マウントキット(注1)、コンソールユニット、コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット、KB/マウス収納ユニット、システムアラートユニット、HUBラック搭載用トレイ、HUB収納ユニット、スイッチングHUB、Fibre Channel HUB、30ラック搭載トレイ、コンセントボックスユニット、ラックサイドパネル(16U、38U)、フロントア(38U、16U)、リアドア(16U)、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセット、キャビネット延長キット(38U、16U)、ケーブル用アーム、当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	1人
	バックアップキャビネット、ディスクユニット、リムハブ型ディスクユニット、DLTチェンジャー、LTOチェンジャー、無停電電源装置、ディスプレイ収納ユニット、液晶ディスプレイ収納ユニット、ディスプレイ/キーボードユニット、ラック連結キット(38U、16U)、ケーブル用アーム、70/130/170/270ラックマウントキット(他社ラック用マウントキット含む)、当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	2人
	HA8000/70W、130W、170、270 CR80ラックマウントタイプ	キャビネット サイズ	2人

注1)HA8000/110Wの31U以上への搭載は2人作業となります。

注2)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置、ラックタイプ外部装置(CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があり保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

注3)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む)、PC形名のスイッチングHUBの搬入費は、PCクライアント側の搬入形名を手配下さい。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道、東北、関東、中部、信越、北陸、関西、中国、四国、九州地区、沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ：沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)]、鹿児島(奄美)、島根(隠岐島)、長崎(壱岐、対馬、五島列島)、東京(小笠原)、北海道(礼文、利尻、奥尻島)など

ユニット増設サービス形名一覧(キャビネット編)

HA8000シリーズのキャビネットモデルに外付け装置を増設する場合の搬入のみ及び搬入+セットアップの手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	適用品目	形名	価格
ユニット増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ	C地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SCC0100	個別見積
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
	搬入+セットアップ	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入+搬入後 保守サービス会社が セットアップを実施	A・B地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBA4000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	C地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBC0000	個別見積
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBA2000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	
			コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	
セットアップ	保守サービス会社が セットアップ実施 (注2)				SD-4100-N30	・価格はHi-JOINTにて確認願います。

(注1) 時間指定搬入(10時, 14時)及びAM, PM(13~17時, 13~15時, 15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM, PM, P1, P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注2) DLT/LTOライブラリ接続時のケーブル接続・接続確認時手配下さい。尚、DLT/LTOライブラリの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ユニット増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

ラックキャビネット[38U]にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	形名	適用 品目	価格	
ユニット(システム装置含む)増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	C 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-RBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクトサイズ	SD-41C3-CBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		EDメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入+物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-RAA4030	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ キャビネットサイズ	SD-41C3-RBC0010	個別見積		
セットアップ	DLT/LTOライブラリ, (RSD)製ディスクライ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	

(注1)本メニューはHA8000/130W,170,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」を同時に手配願います。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)DLT/LTOライブラリ,(RSD)製ディスクライの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

ユニット増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

ラックキャビネット[16U]にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	適用 品目	形名	価格	
ユニット(システム装置含む)増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	C 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-HBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクトサイズ	SD-41C3-CBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		EDメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入+物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-HAA4030	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ キャビネットサイズ	SD-41C3-HBC0010	個別見積
	セットアップ	DLT/LTOライブラリ, (RSD)製ディスクライ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1)本メニューはHA8000/130W,170,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」を同時に手配願います。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)DLT/LTOライブラリ,(RSD)製ディスクライの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

(2) PCサーバ導入サービスに関する注意事項

PCサーバ導入サービス手配時の注意事項

- ・時間指定手配の場合は、受注伝票の時間指定欄に手配の指定時間を記載して頂くようお願いします。
また、日程指定やAM, PM, 13~15時, 15~17時手配の場合には、時間指定欄は空白, AM, PM, P1, P3として頂くようお願いします。
- ・サービス一覧に無い内容に関しては個別対応となりますので、別途アカウントマネージャに問合せして頂くようお願いします。
- ・オプション増設の搬入のみを手配される場合には梱包品の引き取り作業は含みません。
- ・キャビネットタイプ装置(システム装置本体)の新規/増設手配時、無停電電源装置や外付け装置等を同時手配する場合は、各装置毎の搬入費の手配が必要になります。但し、セットアップ費はシステム装置のセットアップ費で無停電電源装置や外付け装置等のセットアップ確認を行います。
- ・現地増設手配時の扱いについて
複数台の外付け装置やユニット等：手配台数分の搬入費の手配が必要になります。
セットアップ費は増設対象のシステム装置本体(キャビネットタイプ)台数分またはラックキャビネット(ラックタイプ)台数分のセットアップ費の手配が必要になります。
手配例については、**項(3) 導入サービス手配選択パターン例 [現地増設の場合]** を参照願います。
手配間違いの無いよう十分確認をお願いします。

「EDメニュー」(物流業者実施の[搬入+セットアップ]サービス)選択時の注意事項

- ・新規システム装置とそのシステム装置に増設するオプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、以下の点にご注意願います。

購入製品	増設オプション品の形名	出荷形態	選択できる導入サービス	
			搬入+セットアップ 保守サービス会社実施	搬入+セットアップ 物流業者実施
(cabinet形名の)システム装置 + 増設オプション品 (システム装置に内蔵するオプション品)	Gx-*****EX Gx-*****RX	標準搭載される全オプション品は、システム装置に内蔵してからお客様先へお届けします。		
	Gx-*****	増設オプション品は、システム装置に組み込まずにお客様先へお届けします。 搬入後、保守サービス会社がお客様先で、システム装置に増設オプション品を組み込みます。 したがって、物流業者技術者による導入サービスは選択できません。		×

【EDメニューとセットアップメニューの違い】

- EDメニュー 物流業者が搬入し、開梱、ケーブリング、梱包品引取りなどの作業まで行うメニュー。
(装置の現地調整作業は(電サ)作業のため行いません。)
- セットアップメニュー 物流業者が搬入し、開梱、梱包品引取り作業を行った後、(電サ)にて装置の現地作業を実施するメニュー。

【台数による一時経費割引の適用について】

同一納期/納地ごとに台数カウントし、下表の台数割引率に従い割り引き致します。

受注台数	割引率
2~5台の場合	10%
6~10台の場合	20%
11台以上の場合	30%

注：本台数割引はHA8000シリーズのキャビネットモデルのみの適用でありラックモデルは対象外となりますので、ご了承下さい。

(3) 導入サービス手配選択パターン例

[新規導入の場合]

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A6,B6,C6)

システム装置			サービス	
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
Windows 2000 Server プレインストール	1	あり	する	1
			しない	2
		なし	する	3
			しない	4
	-	あり	する	5
			しない	6
		なし	する	7
			しない	8
WindowsNT Server 4.0 プレインストール	1	あり	する	9
			しない	10
		なし	する	11
			しない	12
	-	あり	する	13
			しない	14
		なし	する	15
			しない	16
OSなし	1	-	する	17
			しない	18
	-	-	する	19
			しない	20

↓

下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A6,B6,C6)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																			
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)																				

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A6,B6,C6)

ラックキャビネット [38U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			サービス	サービス番号
	サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	OSカスタムインストール	
ラックキャビネット [38U]	Windows 2000 Server プレインストール	1	あり	する	1
			なし	しない	2
		-	あり	する	3
			なし	しない	4
		1	あり	する	5
			なし	しない	6
		-	あり	する	7
			なし	しない	8
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	1	あり	する	9
			なし	しない	10
		-	あり	する	11
			なし	しない	12
		1	あり	する	13
			なし	しない	14
		-	あり	する	15
			なし	しない	16
	OSなし	1	-	する	17
		-	-	しない	18
		-	-	する	19
		-	-	しない	20

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A6,B6,C6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)(注7)																				
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)																				
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	(選択)																			
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)		(選択)																		

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の * 部分は、[5.1 P Cサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A6,B6,C6)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット サイズ(U)	システム装置			サービス	サービス 番号
	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Windows 2000 Server プレインストール	1	あり	する	1
			なし	しない	2
		-	あり	する	3
			なし	しない	4
		1	あり	する	5
			なし	しない	6
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	1	あり	する	7
			なし	しない	8
		-	あり	する	9
			なし	しない	10
		1	あり	する	11
			なし	しない	12
	OSなし	1	あり	する	13
			なし	しない	14
		-	あり	する	15
			なし	しない	16
	OSなし	1	あり	する	17
			なし	しない	18
		-	あり	する	19
			なし	しない	20

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A6,B6,C6)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)(注7)																				
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)																				
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	(選択)																			
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)		(選択)																		

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の * 部分は、[5 . 1 P Cサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30の搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・ HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B6,C6)

Linuxプラットフォームモデルをキャビネットタイプとして使用する場合

システム装置				サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	1	あり	あり	する	1
				しない	2
		なし	あり	する	3
				しない	4
	-	あり	あり	する	5
				しない	6
		なし	あり	する	7
				しない	8

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B6,C6)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC****)(注5)								
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA****)(注7)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB****)(注5)(注6)									

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注5：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・ HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B6,C6)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス番号
サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	搬入時にそのままケーブルングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1)	1	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
	(Red Hat Linux 7.2)	-	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
	(TurboLinux Server 日本語版 6.1)	-	あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
	プラットフォーム	-	あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B6,C6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注5)(注8)								
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注5)								
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注7)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)(注5)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注5：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注8：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B6,C6)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[16U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス番号
	サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	
ラックキャビネット [16U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1)	1	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
	(Red Hat Linux 7.2)	-	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
	(TurboLinux Server 日本語版 6.1)	-	あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
	プラットフォーム	-	あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B6,C6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)(注8)								
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注5)								
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注7)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)(注5)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注5：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注8：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)

キャビネットタイプとして使用する場合

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号		
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施			
Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1		
			なし	しない	2		
		なし	あり	する	3		
			なし	しない	4		
		5	あり	あり	する	5	
				なし	しない	6	
	なし		あり	する	7		
			なし	しない	8		
	-		あり	あり	する	9	
				なし	しない	10	
		なし	あり	する	11		
			なし	しない	12		
		-	あり	あり	する	13	
				なし	しない	14	
	なし		あり	する	15		
			なし	しない	16		
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール		0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
					なし	しない	18
		なし		あり	する	19	
				なし	しない	20	
		5		あり	あり	する	21
					なし	しない	22
			なし	あり	する	23	
				なし	しない	24	
-			あり	あり	する	25	
				なし	しない	26	
		なし	あり	する	27		
			なし	しない	28		
		5	あり	あり	する	29	
				なし	しない	30	
なし			あり	する	31		
			なし	しない	32		
-			あり	あり	する	33	
				なし	しない	34	
		なし	あり	する	35		
			なし	しない	36		
		-	あり	あり	する	37	
				なし	しない	38	
なし			あり	する	39		
			なし	しない	40		
OSなし	0,1, JBOD,10		-	あり	する	41	
				なし	しない	42	
		-	あり	する	43		
			なし	しない	44		
		5	-	あり	する	45	
				なし	しない	46	
	-		あり	する	47		
			なし	しない	48		
	-		-	あり	する	49	
				なし	しない	50	
		-	あり	する	51		
			なし	しない	52		
		-	-	あり	する	53	
				なし	しない	54	
	-		あり	する	55		
			なし	しない	56		
	-		-	あり	する	57	
				なし	しない	58	
		-	あり	する	59		
			なし	しない	60		

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																														
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)																														
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)																														

分類	項目	サービス番号																														
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																														
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)																														
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)																														

<次ページにつづく>

- 注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
- 注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: 「[システム装置+コンパクトディスクアレイ装置CR80]搬入+セットアップ」サービスの購入数は、システム装置の台数分必要です。
- 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

70K6, L6, M6, N6
70C6, D6, G6

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)
ラックキャビネット [38U]へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置 コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	サービス		
	サイズ(U)	モデル	RAID レベル		OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	サービス 番号
ラックキャビネット [38U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	あり	しない	4	
				なし	する	5	
				なし	しない	6	
		5	あり	あり	する	7	
				なし	しない	8	
				なし	する	9	
			なし	あり	しない	10	
				なし	する	11	
				なし	しない	12	
		-	あり	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				なし	する	15	
			なし	あり	しない	16	
				なし	する	17	
				なし	しない	18	
		WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	19
					なし	しない	20
					なし	する	21
				なし	あり	しない	22
					なし	する	23
					なし	しない	24
	5		あり	あり	する	25	
				なし	しない	26	
				なし	する	27	
			なし	あり	しない	28	
				なし	する	29	
				なし	しない	30	
	-		あり	あり	する	31	
				なし	しない	32	
				なし	する	33	
			なし	あり	しない	34	
				なし	する	35	
				なし	しない	36	
	OSなし		0,1, JBOD,10	-	あり	する	37
					なし	しない	38
				5	あり	する	39
					なし	しない	40
			-	あり	あり	する	41
					なし	しない	42
		なし		あり	する	43	
				なし	しない	44	
		OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	45
					なし	しない	46
				5	あり	する	47
					なし	しない	48
	-		あり	あり	する	49	
				なし	しない	50	
			なし	あり	する	51	
				なし	しない	52	
	OSなし	5	-	あり	する	53	
				なし	しない	54	
		-	あり	する	55		
			なし	しない	56		
	OSなし	-	-	あり	する	57	
				なし	しない	58	
		-	あり	する	59		
			なし	しない	60		

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラック/ピット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																														
		ラック/ピット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																														
		Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																														
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																														
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)																														

分類	項目	サービス番号																															
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラック/ピット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																															
		ラック/ピット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																															
		Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																															
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																															
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																															
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																															
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																															
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)																															

<次ページにつづく>

- 注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただけます。
- 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
- 注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
- 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K6,L6,M6,N6,C6,D6,G6)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号			
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施				
ラックキャビネット [16U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1			
					しない	2			
				なし	する	3			
					しない	4			
				あり	する	5			
					しない	6			
			なし	する	7				
				しない	8				
			5	あり	あり	する	9		
						しない	10		
					なし	する	11		
					しない	12			
				なし	あり	する	13		
						しない	14		
			-	あり	あり	する	15		
						しない	16		
					なし	する	17		
					しない	18			
				なし	あり	する	19		
						しない	20		
			WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	21	
							しない	22	
						なし	あり	する	23
							なし	しない	24
					あり	あり	する	25	
						なし	しない	26	
		5		あり	あり	する	27		
						しない	28		
					なし	あり	する	29	
						なし	しない	30	
				なし	あり	あり	する	31	
							しない	32	
		-		あり	あり	する	33		
							しない	34	
					なし	あり	する	35	
						なし	しない	36	
				なし	あり	あり	する	37	
							なし	しない	38
		OSなし		0,1, JBOD,10	-	あり	する	39	
							なし	しない	40
				5	-	あり	する	41	
								なし	しない
				-	-	あり	する	43	
								なし	しない
				あり	する	45			
					しない	46			
				あり	する	47			
					しない	48			
				あり	する	49			
					しない	50			
				あり	する	51			
					しない	52			
				あり	する	53			
					しない	54			
				あり	する	55			
					しない	56			
				あり	する	57			
					しない	58			
				あり	する	59			
					しない	60			

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラック/ピット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																														
		ラック/ピット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																														
		Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																														
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)																														
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)																														

分類	項目	サービス番号																														
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70K6, L6, M6, N6, C6, D6, G6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラック/ピット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																														
		ラック/ピット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																														
		Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																														
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)																														
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)																														

<次ページにつづく>

- 注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
- 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
- 注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
- 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K6, M6, N6, C6, D6)
キャビネットタイプとして使用する場合

システム装置				サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0, 1, JBOD, 10	あり	あり	する	1
				しない	2
		なし	あり	する	3
				しない	4
	5	あり	あり	する	5
				しない	6
		なし	あり	する	7
				しない	8
	-	あり	あり	する	9
				しない	10
		なし	あり	する	11
				しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K6, M6, N6, C6, D6)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)												
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC****)(注5)												
<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA****)(注7) <保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB****)(注5)(注6)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		

- 注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご揭示いただきます。
- 注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。
- 注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。
- 注5：形名の*部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。
したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。
- 注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

70K6, M6, N6
70C6, D6

・HA8000/70W(キャビネットタイプ:70K6,M6,N6,C6,D6)
Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	
	サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	搬入時にそのままケーブルングを実施
ラックキャビネット [38U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
		-	あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
			あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/70W (キャビネットタイプ:70K6,M6,N6,C6,D6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)												
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)												
		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注5)												
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注7)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注5)(注6)												

- 注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組み込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。
 注4: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
 注5: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注6: Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。
 したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。
 注7: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

70K6, M6, N6
70C6, D6

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K6, M6, N6, C6, D6)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット [16U] に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス番号	
サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	搬入時にそのままケーブルングを実施		
ラックキャビネット [16U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0, 1, JBOD, 10	あり	あり	する	1	
			なし	あり	しない	2	
		5	あり	あり	する	3	
			なし	あり	しない	4	
		-	あり	あり	する	5	
			なし	あり	しない	6	
				あり	あり	する	7
				なし	あり	しない	8
				あり	あり	する	9
				なし	あり	しない	10
				あり	あり	する	11
				なし	あり	しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K6, M6, N6, C6, D6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)												
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)												
		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)												
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注7)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注5)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注5：形名の * 部分は、 [5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/110W(ラックマウントタイプ : 110A6, B6, D6)
ラックキャビネット [38U] へ搭載する場合

ラックキャビネット サイズ(U)	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルングを実施		
ラックキャビネット [38U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール (注1) Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	あり	しない	4	
				する	5		
				しない	6		
		する		7			
		しない		8			
		する		9			
		5	あり	あり	する	10	
				なし	しない	11	
				する	12		
			なし	あり	しない	13	
				する	14		
				しない	15		
		-	あり	あり	する	16	
				しない	17		
				する	18		
			なし	あり	しない	19	
				する	20		
				しない	21		
		WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	22
					しない	23	
					する	24	
	なし			あり	しない	25	
				する	26		
				しない	27		
			する	28			
			しない	29			
			する	30			
	5		あり	あり	する	31	
				しない	32		
				する	33		
			なし	あり	しない	34	
				する	35		
				しない	36		
	-		あり	あり	する	37	
				しない	38		
				する	39		
			なし	あり	しない	40	
				する	41		
				しない	42		
	OSなし		0,1, JBOD	-	あり	する	43
					しない	44	
				なし	あり	する	45
		しない			46		
		5	-	あり	する	47	
				しない	48		
			なし	あり	する	49	
				しない	50		
		-	-	あり	する	51	
				しない	52		
			なし	あり	する	53	
				しない	54		
	-	-	あり	する	55		
			しない	56			
		なし	あり	する	57		
			しない	58			
	-	-	あり	する	59		
			しない	60			

注1 : 110A6, B6モデルのみサポート。

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック* ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																														
	ラック* ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																														
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																														
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		

分類	項目	サービス番号																													
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック* ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																														
	ラック* ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																														
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																														
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧下さい。

注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/110W(ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施		
ラックキャビネット [16U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール (注1) Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	しない	4		
				する	5		
				しない	6		
		5	あり	あり	する	9	
				なし	しない	10	
				する	11		
			なし	しない	12		
				する	13		
				しない	14		
		-	あり	あり	する	17	
				なし	しない	18	
				する	19		
			なし	しない	20		
				する	21		
				しない	22		
		WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	25
					なし	しない	26
					する	27	
				なし	しない	28	
					する	29	
					しない	30	
	5		あり	あり	する	33	
				なし	しない	34	
				する	35		
			なし	しない	36		
				する	37		
				しない	38		
	-		あり	あり	する	41	
				なし	しない	42	
				する	43		
			なし	しない	44		
				する	45		
				しない	46		
	OSなし		0,1, JBOD	-	あり	する	49
					なし	しない	50
				する	51		
			5	-	あり	する	53
					なし	しない	54
				する	55		
		-	-	あり	する	57	
				なし	しない	58	
			する	59			
		しない	60				

注1: 110A6, B6モデルのみサポート。

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック* ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																														
	ラック* ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																														
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																														
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		

分類	項目	サービス番号																													
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック* ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																														
	ラック* ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																														
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																														
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																														
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																														
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110A6, B6, D6)	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																														
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)				(選択)					(選択)		

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/110W(ラックマウントタイプ：110A6, B6, D6)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット [38U] に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス番号
サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	搬入時にそのままケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
		-	あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
			あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/110W (ラックマウントタイプ：110A6, B6, D6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)												
	ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)													
	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)													
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注5)													
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注7) <保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注5)(注6)	(選択)	(選択)			(選択)	(選択)			(選択)	(選択)			

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注5：形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/110W(ラックマウントタイプ：110A6, B6, D6)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット [16 U] に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス番号
サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	搬入時にそのままケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [16 U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0, 1, JBOD	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
			あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
	-	あり	あり	する	7	
		なし	あり	しない	8	
			あり	する	9	
			なし	する	10	
				する	11	
				しない	12	

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/110W (ラックマウントタイプ：110A6, B6, D6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)												
	ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)													
	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)													
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)													
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注7) <保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注5)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5 . 2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注5：形名の * 部分は、 [5 . 1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ:130A6)

ラックキャビネット[38U]へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施		
ラックキャビネット [38U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				しない	2		
				なし	する	3	
				しない	4		
			なし	あり	する	5	
				しない	6		
				なし	する	7	
				しない	8		
		Windows 2000 Server プレインストール	5	あり	あり	する	9
					しない	10	
					なし	する	11
					しない	12	
			なし	あり	する	13	
				しない	14		
				なし	する	15	
				しない	16		
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17	
				しない	18		
				なし	する	19	
				しない	20		
			なし	あり	する	21	
				しない	22		
				なし	する	23	
				しない	24		
		5	あり	あり	する	25	
				しない	26		
				なし	する	27	
				しない	28		
			なし	あり	する	29	
				しない	30		
				なし	する	31	
				しない	32		
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	33	
				しない	34		
				なし	する	35	
				しない	36		
		5	-	あり	する	37	
				しない	38		
				なし	する	39	
				しない	40		

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130A6)	ラックサーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックサーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入およびお客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			(選択)							(選択)										(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)																				

分類	項目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130A6)	ラックサーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックサーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入およびお客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			(選択)								(選択)									(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)																				

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、 [5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ:130A6)

ラックキャビネット[16U]へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置 コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	サービス	
	サイズ(U)	モデル	RAID レベル		OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルングを実施
ラックキャビネット [16U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2	
				なし	する	3
				しない	4	
			なし	あり	する	5
				しない	6	
				なし	する	7
				しない	8	
		5	あり	あり	する	9
				しない	10	
				なし	する	11
				しない	12	
			なし	あり	する	13
				しない	14	
				なし	する	15
				しない	16	
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
				しない	18	
				なし	する	19
				しない	20	
			なし	あり	する	21
				しない	22	
				なし	する	23
				しない	24	
		5	あり	あり	する	25
				しない	26	
				なし	する	27
				しない	28	
			なし	あり	する	29
				しない	30	
				なし	する	31
				しない	32	
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	33
				しない	34	
			なし	する	35	
				しない	36	
		5	-	あり	する	37
				しない	38	
			なし	する	39	
				しない	40	

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130A6)	ラックサーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックサーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入およびお客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****) (注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****) (注6)			(選択)							(選択)										(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****) (注4) (注5)			(選択)								(選択)									(選択)

分類	項目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130A6)	ラックサーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックサーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入およびお客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****) (注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****) (注6)			(選択)								(選択)									(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****) (注4) (注5)			(選択)									(選択)								(選択)

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご揭示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ:130A6)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス番号
サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	搬入時にそのままケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
		-	あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
			あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/130W(ラックマウントタイプ:130A6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)												
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			
搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)													
	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注5)													
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注7)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注5)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組み込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注5: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6: Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ:130A6)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[16U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス番号	
サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	内蔵ハードディスク増設	Linuxインストール代行	搬入時にそのままケーブルリングを実施		
ラックキャビネット [16U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
			なし	あり	しない	2	
		5	あり	あり	する	3	
			なし	あり	しない	4	
		-	あり	あり	する	5	
			なし	あり	しない	6	
				あり	あり	する	7
				なし	あり	しない	8
				あり	あり	する	9
				なし	あり	しない	10
				あり	あり	する	11
				なし	あり	しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/130W(ラックマウントタイプ:130A6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)												
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			
搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)													
	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)													
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注7)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		
<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注5)(注6)														

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注5: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6: Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/130W(キャビネットタイプ : 130B6)

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	
Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	しない	2
			なし	する	3
			なし	しない	4
		なし	あり	する	5
			なし	しない	6
			なし	する	7
			なし	しない	8
	5	あり	あり	する	9
			なし	しない	10
			なし	する	11
			なし	しない	12
		なし	あり	する	13
			なし	しない	14
			なし	する	15
			なし	しない	16
WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
			なし	しない	18
			なし	する	19
			なし	しない	20
		なし	あり	する	21
			なし	しない	22
			なし	する	23
			なし	しない	24
	5	あり	あり	する	25
			なし	しない	26
			なし	する	27
			なし	しない	28
		なし	あり	する	29
			なし	しない	30
			なし	する	31
			なし	しない	32
OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	33
			なし	しない	34
			なし	する	35
			なし	しない	36
	5	-	あり	する	37
			なし	しない	38
			なし	する	39
			なし	しない	40

↓

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HA8000/130W(キヤパネネトットタイプ:130B6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
HA8000/130W(キヤパネネトットタイプ:130B6)	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																				
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	

分類	項目	サービス番号																				
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
HA8000/130W(キヤパネネトットタイプ:130B6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
HA8000/130W(キヤパネネトットタイプ:130B6)	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																				
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
 注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/130W(キャビネットタイプ：130B6)

システム装置				サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2
		なし	あり	する	3
				しない	4
	5	あり	あり	する	5
				しない	6
		なし	あり	する	7
				しない	8
	-	あり	あり	する	9
				しない	10
		なし	あり	する	11
				しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/130W(キャビネットタイプ：130B6)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)												
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			
搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC****)(注5)													
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA****)(注7) <保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB****)(注5)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご揭示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注5：形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/170(ラックマウントタイプ : 170A6)

ラックキャビネット [38U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施		
ラックキャビネット [38U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	1	
				しない	2		
				なし	する	3	
				しない	4		
			なし	あり	する	5	
				しない	6		
				なし	する	7	
				しない	8		
		Windows 2000 Server プレインストール	5	あり	あり	する	9
					しない	10	
				なし	する	11	
					しない	12	
			なし	あり	する	13	
				しない	14		
				なし	する	15	
				しない	16		
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	17	
				しない	18		
				なし	する	19	
				しない	20		
			なし	あり	する	21	
				しない	22		
				なし	する	23	
				しない	24		
		5	あり	あり	する	25	
				しない	26		
				なし	する	27	
				しない	28		
			なし	あり	する	29	
				しない	30		
				なし	する	31	
				しない	32		
	OSなし	0,1,0+1, JBOD	-	あり	する	33	
				しない	34		
			なし	する	35		
				しない	36		
		5	-	あり	する	37	
				しない	38		
			なし	する	39		
				しない	40		

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/170 (ラックマウントタイプ: 170A6)	ラックサーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックサーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入およびお客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			(選択)							(選択)										(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)			(選択)								(選択)									(選択)

分類	項目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/170 (ラックマウントタイプ: 170A6)	ラックサーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックサーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入およびお客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			(選択)								(選択)									(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)			(選択)								(選択)									(選択)

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご揭示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/170(ラックマウントタイプ : 170A6)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置 コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	サービス		
	サイズ(U)	モデル	RAID レベル		OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	サービス 番号
ラックキャビネット [16U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	1	
				しない	2		
				なし	する	3	
				しない	4		
			なし	あり	する	5	
				しない	6		
				なし	する	7	
				しない	8		
		Windows 2000 Server プレインストール	5	あり	あり	する	9
					しない	10	
				なし	する	11	
					しない	12	
			なし	あり	する	13	
				しない	14		
				なし	する	15	
				しない	16		
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	17	
				しない	18		
				なし	する	19	
				しない	20		
			なし	あり	する	21	
				しない	22		
				なし	する	23	
				しない	24		
		5	あり	あり	する	25	
				しない	26		
				なし	する	27	
				しない	28		
			なし	あり	する	29	
				しない	30		
				なし	する	31	
				しない	32		
	OSなし	0,1,0+1, JBOD	-	あり	する	33	
				しない	34		
			なし	する	35		
				しない	36		
		5	-	あり	する	37	
				しない	38		
			なし	する	39		
				しない	40		

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/170 (ラックマウントタイプ: 170A6)	ラックマウント[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックマウント[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			(選択)																	
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)			(選択)																	

分類	項目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/170 (ラックマウントタイプ: 170A6)	ラックマウント[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックマウント[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			(選択)																	
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)			(選択)																	

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご揭示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/170(キャビネットタイプ:170B6)

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	
Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	1
			なし	しない	2
			あり	する	3
			なし	しない	4
		なし	あり	する	5
			なし	しない	6
			あり	する	7
			なし	しない	8
	5	あり	あり	する	9
			なし	しない	10
			あり	する	11
			なし	しない	12
		なし	あり	する	13
			なし	しない	14
			あり	する	15
			なし	しない	16
WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	17
			なし	しない	18
			あり	する	19
			なし	しない	20
		なし	あり	する	21
			なし	しない	22
			あり	する	23
			なし	しない	24
	5	あり	あり	する	25
			なし	しない	26
			あり	する	27
			なし	しない	28
		なし	あり	する	29
			なし	しない	30
			あり	する	31
			なし	しない	32
OSなし	0,1,0+1, JBOD	-	あり	する	33
			なし	しない	34
			あり	する	35
			なし	しない	36
	5	-	あり	する	37
			なし	しない	38
			あり	する	39
			なし	しない	40

↓

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HA8000/170 (キヤパネットタイプ:170B6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																				
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	

分類	項目	サービス番号																				
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
HA8000/170 (キヤパネットタイプ:170B6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																				
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)			(選択)			(選択)	

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、 [5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/270(ラックマウントタイプ : 270A6, G6)

ラックキャビネット [38U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施		
ラックキャビネット [38U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				あり	する	3	
				なし	しない	4	
			なし	あり	する	5	
				なし	しない	6	
				あり	する	7	
				なし	しない	8	
		Windows 2000 Server プレインストール	5	あり	あり	する	9
					なし	しない	10
				なし	あり	する	11
					なし	しない	12
			なし	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				あり	する	15	
				なし	しない	16	
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	17	
				なし	しない	18	
				あり	する	19	
				なし	しない	20	
			なし	あり	する	21	
				なし	しない	22	
				あり	する	23	
				なし	しない	24	
		5	あり	あり	する	25	
				なし	しない	26	
				あり	する	27	
				なし	しない	28	
			なし	あり	する	29	
				なし	しない	30	
				あり	する	31	
				なし	しない	32	
	OSなし	0,1,0+1, JBOD	-	あり	する	33	
				なし	しない	34	
			-	あり	する	35	
				なし	しない	36	
		5	-	あり	する	37	
				なし	しない	38	
			-	あり	する	39	
				なし	しない	40	

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270A6, G6)	ラックマウントネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックマウントネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			(選択)																	(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)			(選択)																	

分類	項目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270A6, G6)	ラックマウントネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックマウントネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			(選択)																	(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)			(選択)																	

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5.2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/270(ラックマウントタイプ : 270A6, G6)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施		
ラックキャビネット [16U]	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				あり	する	3	
				なし	しない	4	
			なし	あり	する	5	
				なし	しない	6	
				あり	する	7	
				なし	しない	8	
		Windows 2000 Server プレインストール	5	あり	あり	する	9
					なし	しない	10
				なし	あり	する	11
					なし	しない	12
			なし	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				あり	する	15	
				なし	しない	16	
	WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	17	
				なし	しない	18	
				あり	する	19	
				なし	しない	20	
			なし	あり	する	21	
				なし	しない	22	
				あり	する	23	
				なし	しない	24	
		5	あり	あり	する	25	
				なし	しない	26	
				あり	する	27	
				なし	しない	28	
			なし	あり	する	29	
				なし	しない	30	
				あり	する	31	
				なし	しない	32	
	OSなし	0,1,0+1, JBOD	-	あり	する	33	
				なし	しない	34	
			-	あり	する	35	
				なし	しない	36	
		5	-	あり	する	37	
				なし	しない	38	
			-	あり	する	39	
				なし	しない	40	

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270A6, G6)	ラックマウント[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックマウント[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			(選択)							(選択)										(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)			(選択)								(選択)									

分類	項目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270A6, G6)	ラックマウント[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
	ラックマウント[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
	WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)																				
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			(選択)								(選択)									(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)			(選択)									(選択)								

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/270(キャビネットタイプ：270B6,H6)

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	
Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	1
			なし	しない	2
			あり	する	3
			なし	しない	4
		なし	あり	する	5
			なし	しない	6
			あり	する	7
			なし	しない	8
	5	あり	あり	する	9
			なし	しない	10
			あり	する	11
			なし	しない	12
		なし	あり	する	13
			なし	しない	14
			あり	する	15
			なし	しない	16
WindowsNT Server 4.0 プレインストール	0,1,0+1, JBOD	あり	あり	する	17
			なし	しない	18
			あり	する	19
			なし	しない	20
		なし	あり	する	21
			なし	しない	22
			あり	する	23
			なし	しない	24
	5	あり	あり	する	25
			なし	しない	26
			あり	する	27
			なし	しない	28
		なし	あり	する	29
			なし	しない	30
			あり	する	31
			なし	しない	32
OSなし	0,1,0+1, JBOD	-	あり	する	33
		-	なし	しない	34
		-	あり	する	35
		-	なし	しない	36
	5	-	あり	する	37
			なし	しない	38
		-	あり	する	39
			なし	しない	40

↓

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HA8000/270 (キャビネタイプ: 270B6, H6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4) <物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)																					
				(選択)						(選択)							(選択)					(選択)

分類	項目	サービス番号																				
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
HA8000/270 (キャビネタイプ: 270B6, H6)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																				
		WindowsNT Server 4.0 カスタムインストール (SD-41A1-N21B)																				
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)																				
搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4) <物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)																					
				(選択)						(選択)							(選択)					(選択)

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000 / HiCLUSTER

カスタムメイドサービス

HA8000 / HiCLUSTER550

品名	形名	価格	サービス概要
ハードウェアセットアップサービス	SD-41A0-N10B	システム装置,共有ディスクセットのセット形名に含まれます。	・ハードウェアの組み込み
OSカスタムインストールサービス	SD-41A1-N30A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・Windows 2000 Serverのカスタムインストール
	SD-41A1-N21B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・WindowsNT Server 4.00のカスタムインストール
インストールサービス	SD-41A1-N39A	システム装置のセット形名に含まれます。	・クラスタソフトウェア(DNCWARE ClusterPerfect for HA8000)のインストール *2
RAID設定サービス	SD-41A1-N10G	・価格はHi-JOINTにて確認願います。*1	・RAIDの環境構築
ラック搭載サービス	SD-41A1-N12C	ベースセットのセット形名に含まれます。	・システム装置のラックキャビネットへの組み込み

*1: システム装置内蔵ハードディスクのRAID設定サービスは、システム装置のセット形名に含まれます。

共有ディスクセット内蔵ハードディスクの標準RAIDレベルは、「RAID5」です。その他のRAIDレベルを希望の場合は、別途RAID設定サービスを手配願います。

*2: クラスタの設定等システム構築については、お客様にて実施して頂く必要があります。

HA8000 / HiCLUSTER100

品名	形名	価格	サービス概要
ハードウェアセットアップサービス	SD-41A0-N10B	システム装置のセット形名に含まれます。	・ハードウェアの組み込み
OSカスタムインストールサービス	SD-41A1-N30A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・Windows 2000 Serverのカスタムインストール
	SD-41A1-N21B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・WindowsNT Server 4.00のカスタムインストール
インストールサービス	SD-41A1-N38A	システム装置のセット形名に含まれます。	・クラスタソフトウェア(DNCWARE ClusterPerfect for HA8000)のインストール *1
ラック搭載サービス	SD-41A1-N35B	ベースセットのセット形名に含まれます。	・システム装置のラックキャビネットへの組み込み
デバイスキャビネットセットアップサービス	SD-41A1-N10H	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ラックアップキャビネットへの内蔵デバイスへの組み込み

*1: クラスタの設定等システム構築については、お客様にて実施して頂く必要があります。

ソフトウェアサポートサービス

HiCLUSTERにインストールされたソフトウェアについては、下記のサービス商品が用意されております。

本サービス商品をご契約頂かないとソフトウェアの保守サービス等が受けられなくなりますので、必ずご購入ください。

品名	形名	価格	サービス概要
DNCWARE ClusterPerfect for HA8000 サポートサービス 基本サービス	SD-5211-16811	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・Q&A, 問題解決支援, 情報提供 個別修正パッチ提供 (10インシデント/年)
DNCWARE ClusterPerfect for HA8000 サポートサービス 追加インシデント	SD-5211-16812	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・DNCWARE ClusterPerfect for HA8000 サポートサービス 基本サービスの追加インシデント (5インシデント)
DNCWARE ClusterPerfect for HA8000 サポートサービス オンサイトサービス	SD-5211-1681P	個別見積	・オフサイトでのサポートサービス

[現地増設の場合]

- ・ 搬入費：装置,ユニット毎に必要です。(内蔵オプションはシステム装置毎)
- ・ セットアップ費：キャビネットタイプはシステム装置毎に必要です。
ラックタイプはラックキャビネット毎に必要です。

キャビネット関連

項	内容	考え方	手配形名
1	HA8000/30W用のメモリを手配する。 販社にて搭載する為、搬入のみ。	内蔵オプション品メモリの搬入のみ	SD-41C3-SCA0100 × 1
2	既存HA8000/70WにSCSIボードを増設し 外付けバックアップキャビネットを接続する。	内蔵オプション品SCSIボードの搬入+セットアップ費 外付けバックアップキャビネットの搬入費	SD-41C3-SBA4000 × 1 SD-41C2-CCA2100 × 1
3	既存HA8000/270にCPU,メモリ, SCSIボードを増設し、外付けDLT チェンジャーを接続する。また無停電電源 装置も同時手配する。	内蔵オプション品の搬入+セットアップ費 外付けDLTチェンジャーの搬入費 無停電電源装置の搬入費	SD-41C3-SBA4000 × 1 SD-41C2-CCA2100 × 2

ラック関連


項	内容	考え方	手配形名
1	既存38UフルラックキャビネットにHA8000/110W ×2を搭載させる。 同時にコントロール切替ユニット,KB/マウスケーブル, ディスプレイケーブルも手配し接続する。	HA8000/110W×2の搬入費 コントロール切替ユニットの搬入+セットアップ費 (1人作業) (ケーブル類は装置に添付出荷)	SD-41C2-CCA2100 × 2 SD-41C2-CBA2000 × 1
2	既存HA8000/270にディスクレイトード及び ディスクユニットを接続する。	ディスクレイトードの搬入費 ディスクユニットの搬入費+セットアップ費(2人作業)	SD-41C3-RCA0100 × 1 SD-41C3-CBA4010 × 1
3	既存38UラックキャビネットにHA8000/170 を搭載する。	HA8000/170の搬入+搭載,セットアップ費 (ED2人+保守員)	SD-41C3-RAA4030 × 1 SD-4100-N30 × 1
4	既存38UラックキャビネットにHA8000/270, HA8000/110W,スイッチングHUB,HUB収納ユニット を搭載する。	HA8000/110Wの搬入費 スイッチングHUBの搬入費 HUB収納ユニットの搬入費 HA8000/270の搬入+搭載+セットアップ費	SD-41C2-CCA2100 × 3 SD-41C3-RBA4010 × 1
5	既存HA8000/270のキャビネットタイプのサーバ をラックタイプに変更し、既存38Uフルラック キャビネットに現地搭載する。	270ラックマウントキットの搬入+セットアップ費	SD-41C3-CBA4010 × 1
6	フルラックキャビネットに搭載された既存 HA8000/110W×5にメモリを増設する。 販社にて増設作業を行う為、搬入のみ。	内蔵オプション品メモリの搬入のみ	SD-41C3-RCA0100 × 1

5.2 カスタムメイドサービス

カスタムメイドサービスは、システム装置へのハードウェア組み込み、システム装置のラック搭載、OSインストール等のサービスです。

品名	形名	価格	サービス概要
ハードウェアセットアップサービス	SD-41A0-N10B	システム装置のセット形名に含まれます。	・ハードウェアの組み込み
ラック搭載サービス	SD-41A1-N11C	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ラックキャビネット[38U]への組み込み
	SD-41A1-N12C	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ラックキャビネット[16U]への組み込み
Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server カスタムインストールサービス	SD-41A1-N30A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・Windows 2000 Server, Windows 2000, Advanced Serverのカスタムインストール
WindowsNT Server 4.0 カスタムインストールサービス	SD-41A1-N21B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・WindowsNT Server 4.0のカスタムインストール
RAID設定サービス	SD-41A1-N10G	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・RAIDの環境構築
Linuxネットワーク設定サービス	SD-41A1-N25B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・サーバ環境設定

「RAID設定サービス」の必要購入数



< 説明 >

上図の場合、HA8000/270は図Aで1枚のディスクコントローラボード(1チャネル)、図Bで1枚のディスクコントローラボード(1チャネル)を使用しており、HA8000/270全体では合計2枚のディスクコントローラボードを使用しています。

したがって、RAID設定サービス×2が必要となります。

(ディスクコントローラボード(2チャネル)にて接続の場合は、RAID設定サービス×1となります。)

< ご注意 >

上図の場合、RAIDレベルの種類は、RAID5・RAID0+1・RAID1の3種類ありますが、RAIDレベルの種類とRAID設定サービスの数とは無関係です。

あくまでも、ディスクコントローラボードの数を基準にお考えください。

5.3 テクニカルサービス

テクニカルサービスは、各モデルのシステム設計、コンサルテーション等のサービスです。

品名	形名	価格	サービス概要
Linuxテクニカルサービス	SD-P1105-801	個別見積	・サーバの設定、構築に関する情報提供 ・実際の構築支援等について個別に対応

5.4 ソフトウェアサポートサービス

ソフトウェアサポートサービスは、各モデルにインストールされたソフトウェアに対する問題解決の支援等のサービスです。

品名	形名	価格	サービス概要
Linux基本問い合わせサービス	SD-5291-18203	弊社営業にお問合せ下さい。	・Linuxの基本的な設定、サーバ構築に関する問い合わせ(10インシデント/月) ・Linuxの重大不良、セキュリティホール等の最新情報をE-Mailでお知らせ (必須オプション)
Linux基本問い合わせサービス (追加インシデント)	SD-5291-18202	弊社営業にお問合せ下さい。	・問い合わせサービスの10インシデント追加

5.5 アプリケーションサポートサービス

5.5.1 ウイルスワクチンサービス

本サービスは、ウイルスワクチンソフトウェアの提供及びウイルスパターンファイル、ウイルス検索エンジンプログラムのアップデート等のサービスです。

又、プレインストール版のファイルサーバ用のウイルスワクチンサービスも用意致しました。

品名	形名	価格	サービス概要
ServerProtectサポートサービス (プレインストール) *1 *3	SD-41C4-VSSPMEX	価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ServerProtect for Windows(マルチメインサーバ版)のプレインストール及びサポートサービス 〔 ・最新ウイルスパターンファイル, 最新プログラム, 最新ウイルス情報の提供 ・問い合わせサービス(回数制限無し) 〕
ServerProtectサポートサービス *2 *3	SD-41C4-VSSPM	価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ServerProtect for Windows(マルチメインサーバ版)の既設システムへの提供及びサポートサービス 〔 ・最新ウイルスパターンファイル, 最新プログラム, 最新ウイルス情報の提供 ・問い合わせサービス(回数制限無し) 〕
ウイルスワクチンサービスLX *4	SD-41C4-VSLX	個別見積	・ファイルサーバ/グループウェアサーバ/インターネットサーバ/PCクライアントにおける、システム全体のウイルス対策サポートサービス ・ServerProtect for Windows(マルチメインサーバ版)の2年目以降の継続サービス対応 〔 ・最新ウイルスパターンファイル, 最新プログラム, 最新ウイルス情報の提供 ・問い合わせサービス(回数制限無し) 〕

*1: 対応機種及び対応OSは、HA8000/30W, 70W, 110W, 130W, 170, 270(x64ビット)のWindows2000 Server又はWindows2000 Advanced Serverプレインストール版となります。尚、同一ネットワーク構成にServerProtectがインストールされた複数のサーバを導入するなど、サーバのコンピュータ名を任意のコンピュータ名に変更してプレインストールする場合は、別途「PCサーバプレインストール」(Windows2000がインストール) (形名:SD-41A1-N30A)を同時に手配して、任意のコンピュータ名の設定指定をしてください。

*2: 対応機種及び対応OS等の詳細は、URL: <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/vakzin/spm/index.html>を参照願います。

*3: 契約期間は、1年間の新規契約製品となります。次年度以降の契約更新は、別途「ウイルスワクチンサービスLX」(形名:SD-41C4-VSLX)製品にて、ファイルサーバ用ウイルスワクチン「ServerProtect for Windows(マルチメインサーバ版)」の御購入が必要となります。

*4: インターネットサーバ、グループウェアサーバ、ファイルサーバを中心に、クライアントを含めたシステム全体のウイルス対策サポートサービス製品です。詳細は、URL: http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/vakzin/lx/vakzin_lx.htmを参照願います。

「ServerProtectサポートサービス」、「ServerProtectサポートサービス(プレインストール)」及び「ウイルスワクチンサービスLX」に関するお問い合わせ先は次の通りです。
 ユビキタスプラットフォームグループ 電話(外線)046-232-2121-(トーン信号後)3942 (専用線)868-3942
 ソリューション開発本部 FAX(外線)046-235-8326 (専用線)868-4838
 サービスビジネス部 ウイルスワクチン担当 e-Mail vakzin@ebina.hitachi.co.jp

5.5.2 MetaFrame XPプレインストールサービス

本サービスは、Citrix MetaFrame XP Version 1.0のプレインストールサービスです。MetaFrame XPのインストール時間、工数を削減し、円滑にオンサイトでのMetaFrame XPシステムの構築を行うことができます。

品名	形名	価格	サービス概要
MetaFrame XPs プレインストールサービス	SD-41C4-MFXS0EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・MetaFrame XPsのプレインストール
MetaFrame XPa プレインストールサービス	SD-41C4-MFXA0EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・MetaFrame XPaのプレインストール
MetaFrame XPe プレインストールサービス	SD-41C4-MFXE0EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・MetaFrame XPeのプレインストール
MetaFrame XPs,NFuse プレインストールサービス	SD-41C4-MFXSNEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・MetaFrame XPs,NFuseのプレインストール
MetaFrame XPa,NFuse プレインストールサービス	SD-41C4-MFXANEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・MetaFrame XPa,NFuseのプレインストール
MetaFrame XPe,NFuse プレインストールサービス	SD-41C4-MFXENEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・MetaFrame XPe,NFuseのプレインストール

「MetaFrame XPプレインストールサービス」対応プラットフォーム

項番	項目	スペック
1	プレインストール対応機種	HA8000/30W,70W,110W,130W,170,270 (×6モデル)
2	プレインストール対応OS	Windows2000 Server/Windows2000 Advanced Server
3	ハードディスク容量	500MB以上の空き容量
4	メモリ容量	512MB以上

お問い合わせ先

- ・「MetaFrame XPプレインストールサービス」について
 インターネットプラットフォーム事業部 電話 (外線) 046-232-2121-(トシ信号後)3958 (専用線)8-68-3958
 インターネットソリューション本部 FAX (外線) 046-235-8311 (専用線)8-68-4940
 ソリューションソフトウェア部 MetaFrame担当 e-Mail FNETR@ebina.hitachi.co.jp
- ・「PCサーバプレインストールサービス(Windows2000カスタムインストール)」について
 インターネットプラットフォーム事業部 電話 (外線) 0533-89-8199 (専用線)8-85-3804
 インターネットソリューション本部 FAX (外線) 0533-89-8408 (専用線)8-85-3840
 サービス&サポートビジネスプロジェクト e-Mail sb-ofsg@ebina.hitachi.co.jp
 PCサーバプレインストールサービス担当

製品紹介ホームページ

- ・社内向けURL : http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000_scto/index.html
- ・社外向けURL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/index.html>

5.5.3 モバイルデータベースゲートウェイプレインストールサービス

本サービスは、社外から社内のデータベースにアクセスできる環境 [Webアプリケーションサーバ] として、米国Macromedia社製「JRun Server 3.1J Professional」を、ゲートウェイソフトウェアとして、(日立ソフトウェアエンジニアリング(株)製)「DB/RAPMAPPER」のプレインストールサービスです。

「DB/RAPMAPPER」は、既存のデータベースに格納されているデータを、携帯電話又はPDAへ配信するソフトウェアです。新規にゲートウェイ用のシステム構築することなく、既存のデータベースにアクセスするシステムを低価格かつ短期間で構築することができます。

品名	形名	価格	サービス概要
モバイルデータベースゲートウェイ プレインストールサービス(1CPU用)	SD-41C4-MDB1AEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・JRun Server 3.1J Professional の1CPUライセンス用プレインストール
モバイルデータベースゲートウェイ プレインストールサービス(2CPU用)	SD-41C4-MDB2AEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・JRun Server 3.1J Professional の2CPUライセンス用プレインストール
モバイルデータベースゲートウェイ プレインストールサービス(4CPU用)	SD-41C4-MDB4AEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・JRun Server 3.1J Professional の4CPUライセンス用プレインストール
追加ライセンス 「JRun(1CPUライセンス用)ソフトウェアパッケージ」	GTS-SDC7A239	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・「JRun(1CPUライセンス用)」追加ライセンス
追加ライセンス 「JRun(2CPUライセンス用)ソフトウェアパッケージ」	GTS-SDC7A240	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・「JRun(2CPUライセンス用)」追加ライセンス
追加ライセンス 「JRun(4CPUライセンス用)ソフトウェアパッケージ」	GTS-SDC7A241	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・「JRun(4CPUライセンス用)」追加ライセンス

ハードウェア環境

項番	項目	スペック
1	ブレインストール対応機種	HA8000/30W,70W,110W,130W,170,270 (x6桁)ル
2	C P U	上記対象PCサーバに実装可能なCPUを最大4CPUまで対応
3	メモリ容量	192MB以上(推奨352MB以上)
4	ハードディスク容量	32.5MB以上の空き容量(推奨52.5MB以上の空き容量)

ソフトウェア構成

項番	項目	ソフトウェア名
1	O S	Microsoft Windows2000 Server SP2(日本語版) 又はMicrosoft Windows2000 Advavced Server SP2(日本語版)
2	J S D K	JSDK 1.3.0
3	Webアプリケーションサーバ	JRun Server 3.1J Professional
4	ゲートウェイソフトウェア	DB/RAPMAPPER
5	接続可能なDB環境	Oracle8以降 / Microsoft SQL Server 2000以降 Microsoft ACCESS 2000以降 / Sybase Adaptive Server11以降
6	PC用ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.0以降 (Netscape Navigatorは使用不可)

対応携帯電話

項番	項目	ソフトウェア名
1	携帯電話	ブラウザ機能付き携帯電話対応可(機種依存性無し) ・ NTT Docomo (i-Mode) / AU (EZWeb) / J-Phone (J-Skyweb)

サポートサービスについて

- ・ モバイルデータベースゲートウェイサーバのシステム構築、導入に関するサポートサービスを用意しております。詳細内容につきましては、「(SK) サポート&オンサイトサービス」についてのお問合せ先へ確認願います。

サポートサービスメニュー

(1) SE作業サービス(オンサイトサービス)

- OSインストールサービス
- セキュリティパッチインストールサービス
- Webサーバインストールサービス(IISまたはApache)
- WebAppサーバインストールサービス(JRun)
- DB/RAPMAPPERインストールサービス(ブレインストールと同等の設定)
- 画面定義基本サービス(実施にあたり、データベース検証等の基本料金)
- 画面定義サービス(画面定義の代行サービス。1画面あたり)
- 導入支援サービス(DB/RAPMAPPER環境定義、及び管理者向け教育。1日間)

(2) 保守サービス

- DB/RAPMAPPER保守サービス(6ヶ月)
- ブレインストールサービスに含まれるモバイルデータベースゲートウェイ保守サービス(6ヶ月分)と同等品です。
- DB/RAPMAPPER保守サービス(12ヶ月)

、 共にバージョン、リビジョンアップモジュール提供。メール、電話による問合わせ対応となります。

お問合わせ先

- ・ 「モバイルデータベースゲートウェイブレインストールサービス」について

インターネットプラットフォーム事業部 電話(外線)046-232-2121-(トシ信号後)3953 (専用線)8-68-3953
インターネットソリューション本部 FAX(外線)046-235-8311 (専用線)8-68-4940
ソリューションソフトウェア部 サルソフトウェアCTO担当 e-Mail mdb@ebina.hitachi.co.jp

- ・ 「PCサーバブレインストールサービス(Windows2000カスタムインストール)」について

インターネットプラットフォーム事業部 電話(外線)0533-89-8199 (専用線)8-85-3804
インターネットソリューション本部 FAX(外線)0533-89-8408 (専用線)8-85-3840
サービス&サポートビジネスプロジェクト PCサーバブレインインストール担当 e-Mail sb-ofsg@ebina.hitachi.co.jp

- ・ 「(SK) サポート&オンサイトサービス」について

日立ソフトウェアエンジニアリング(株) 電話(外線)045-682-6210 (専用線)7852-78-52053
公共社会システム事業部公共システム本部 FAX(外線)045-682-6213 (専用線)7852-78-52039
第1公共システム部第1グループ e-Mail dbrapmapper@gem.hitachi-sk.co.jp

製品紹介ホームページ

- ・ 社内向けURL : http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000_scto/index.html
- ・ 社外向けURL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/index.html>
- ・ 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) サポート&オンサイトサービスのご案内
URL : <http://dbrapmap.hitachi-sk.co.jp/CTO.html>

5.5.4 ストリーミングソフトウェアブレインストールサービス (Windows Media サービス)

本サービスは、マイクロソフト社のWindows Media テクノロジーのWindows Media サービス (WMS) と、Internet Information Server (IIS)、及び配信用管理アプリケーションのブレインストールサービスです。

品名	形名	価格	サービス概要
ストリーミングソフトウェア ブレインストールサービス (Windows Media サービス) *1	SD-41C4-WMSP0EX	価格はHi-JOINT にて確認願います。	<ul style="list-style-type: none"> Windows Media サービス(WMS) Internet Information Server(IIS) 管理アプリケーションソフトウェア のブレインストール <ul style="list-style-type: none"> 問い合わせサービス(180日/3インデント) 配信用ソフトウェアパッケージ

*1: 製品導入時には、エキスポート(クライアントとサーバ)の1対1の接続可能の設定となります。

ハードウェア環境

ストリーミングソフトウェアブレインストールサービスでのハードウェア推奨構成は、下記の通りです。
下記以外のハードウェア構成を希望の場合は、性能についての考慮が必要ですので、下記お問合せ先へ確認願います。

モデル	キャビネット		ラックマウント
	小規模向け	中規模向け	
ベースモデル	HA8000/30W	HA8000/70W	HA8000/110W
CPU	Pentium 4 (1.80GHz)		Pentium III-S (1.26GHz)
メモリ	256MB	512MB	
HDD容量	80GB	72GB (36GB x 3 RAID5)	

ソフトウェア環境

項番	項目	ソフトウェア名
1	OS	Microsoft Windows2000 Server SP2(日本語版)

サポートサービスについて

- 「ストリーミングソフトウェアブレインストールサービス(Windows Media サービス)」に関するサポートサービスを用意しております。詳細内容につきましては、「サポートサービス」についてのお問合せ先へ確認願います。

お問合わせ先

- 「ストリーミングソフトウェアブレインストールサービス(Windows Media サービス)」について
 インターネットプラットフォーム事業部 電話(外線)046-232-2121-(トク信号後)3950 (専用線)8-68-3950
 インターネットソリューション本部 FAX(外線)046-235-8311 (専用線)8-68-4940
 ソリューションソフトウェア部 サールソフトウェアCTO担当 e-Mail wms@ebina.hitachi.co.jp
- 「サポートサービス」について
 (株)日立マイクロソフトウェアシステムズ 電話(外線)045-860-1595 (専用線)8-61-90-6900
 カスタマサポートセンタ FAX(外線)045-860-1828 (専用線)8-61-90-3090
 e-Mail wmsupport@hitachi-ms.co.jp

製品紹介ホームページ

- 社内向けURL : http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000_scto/index.html
- 社外向けURL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/index.html>
- (株)日立マイクロソフトウェアシステムズ サポートサービスのご案内
 URL : <http://www.hitachi-ms.co.jp/wmserver/faq/>

5.5.5 IPテレビ電話ブレインストールサービス

本サービスは、既設IPネットワーク環境でテレビ電話システムをご利用できるアプリケーション（（株）日立ハイブリッドネットワーク社製のネットコミュニケーションシリーズ「GK-200」,又は「PX-200」）のブレインストールサービスです。テレビ電話端末となるクライアントPCには、通信アプリケーションとして同社製ネットコミュニケーションシリーズ「WINC Standard」を使用します。

本サービスをご利用いただくことで、IPネットワーク環境上のクライアントPC間でIPテレビ電話システムを短期間で構築できます。

品名	形名	価格	サービス概要
ゲートキーパ ブレインストールサービス	SD-41C4-G200AEX	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	<ul style="list-style-type: none"> ゲートキーパ GK-200インストールサービス ゲートキーパ GK-200ソフトウェアパッケージ 問い合わせサービス(3ヶ月分) WINC Standard(20ライセンス分)ソフトウェアパッケージ
プロキシ ブレインストールサービス	SD-41C4-P200AEX	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	<ul style="list-style-type: none"> ゲートキーパ PX-200インストールサービス ゲートキーパ PX-200ソフトウェアパッケージ 問い合わせサービス(3ヶ月分)
WINC Standard (10ライセンス分)	PCS-VSC7A275	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	<ul style="list-style-type: none"> WINC Standard(10ライセンス分)ソフトウェアパッケージ


システム構成

IPテレビ電話システムは、社内向けの通話と社外向けの通話でシステム構成が異なります。

社内向けシステム

社内イントラネットなどのプライベートIP環境でご利用になる場合のシステム構成を図に示します。

プライベートIP環境でご利用になる場合には、既存のプライベートIP環境に、H.323ゲートキーパソフトウェア「GK-200」をインストールしたHA8000サーバ（図中のA）をアドオンします。この「GK-200」をインストールすることで、IPテレビ電話端末（クライアントPC）のアドレス情報を一元管理できるようになり、ユーザはIPアドレスを意識することなく、電話番号（IPテレビ電話端末を認識する番号）で相手呼び出すことができます。



・ハードウェア構成


H.323ゲートキーパソフトウェア「GK-200」の動作環境は以下の通りです。

項番	項目	スペック
1	対象サーバ	HA8000/30W, 70W, 110W, 130W, 170, 270
2	OS	Microsoft Windows 2000 Server SP2 (日本語版) 以降 Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2 (日本語版) 以降
3	CPU	Intel PentiumIII 700MHz以上
4	メモリ	128MB以上
5	空きディスク容量	100MB以上
6	LANインターフェース	1ポート (100Base-TX/10Base-T)

社外向けシステム

社内のプライベートIP網とインターネットのグローバルIP網を接続して、IPテレビ電話をご利用になる場合のシステム構成を図に示します。

グローバルIP環境でご利用になる場合には、H.323ゲートキーソフトウェア「GK-200」をインストールしたHA8000サーバ（図中のA）に加え、H.323プロキシソフトウェア「PX-200」をインストールしたHA8000サーバ（図中のB）をアドオンします。この「PX-200」をインストールしたHA8000サーバと「GK-200」をインストールしたHA8000サーバと接続することで、異なるIPアドレス環境でも電話番号（IPテレビ電話端末を認識する番号）による通話ができます。



・ハードウェア構成

H.323プロキシソフトウェア「PX-200」の動作環境は以下の通りです。

項番	項目	スペック
1	対象サーバ	HA8000/30W, 70W, 110W, 130W, 170, 270
2	OS	Microsoft Windows 2000 Server SP2 (日本語版) 以降 Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2 (日本語版) 以降
3	CPU	Intel PentiumIII 700MHz以上
4	メモリ	256MB以上
5	空きディスク容量	100MB以上
6	LANインタフェース	2ポート (100Base-TX/10Base-T)

クライアントPCのハードウェアとソフトウェアについて

クライアントPCをテレビ電話端末として使用するには、PCカメラ（USB 1.1準拠）とヘッドセット（又は、ヘッドフォンとマイクロフォン）を接続し、H.323クライアントソフトウェアとして（株）日立ハイブリッドネットワーク社製のWINC Standardをインストールします。

・ハードウェア構成

テレビ電話端末として使用できるPCの仕様は、「WINC Standard」の動作環境の推奨条件から次の様になります。

項番	項目	ソフトウェア名
1	OS	Microsoft Windows 98 Second Edition (日本語版) Microsoft Windows Millennium Edition (日本語版) Microsoft Windows 2000 Professional (日本語版) Microsoft Windows XP (日本語版)
2	PC	Intel Pentium III 700MHz以上のプロセッサ 又は、互換のマイクロプロセッサを実装したPC/AT互換機
3	メモリ	128MB以上
4	ハードディスク空き容量	8MB以上
5	ビデオ	True Color (24bit) 以上
6	オーディオ	全二重サウンドデバイス
7	LANインターフェイス	100Base-TX/10Base-T

又、動作確認をしたPCカメラ (USB 1.1準拠) は以下の通りです。

項番	メーカー名	製品名称	備考
1	Logicool	Qcam Pro 3000	画質的におすすめ
2	加賀電子	Alpha Cam Plus	画質的におすすめ
3	ハイウエスト ブレインネット	WEBカメラ (30万ピクセル) & ネックバンド型ヘッドセット PBC001	画質的におすすめ
4	アルファデータ	AD-CMOS30	画質的におすすめ
5	NOVAC	Catch eye	画質的におすすめ
6	Creative Technology	Video Blaster WebCam Plus	画質的におすすめ
7	FUJI	iX-1	
8	バンダイ	FSTAYLE	
9	KEYENCE	ROUND VIEW for PC MC1000B	
10	Logicool	QV-30HS	
11	Creative Technology	WebCam 5	
12	CASIO	LV-20	解像度320×240のみ可能
13	日立マクセル	プリンVith P-M2 (AR)	解像度320×240のみ可能

・ソフトウェア仕様

WINC Standardの仕様は以下の通りです。

項番	分類	項目	仕様
1	映像仕様	符号化方式	MPEG-4
2		解像度	320x240または176x144
3		フレーム数	1～30フレーム/秒
4		ビットレート	32kbps～2Mbps
5	音声仕様	符号化方式	ITU-T勧告 G.711
6		ビットレート	64kbps
7	通信	プロトコル	ITU-T勧告 H.323 v.2

サポートサービスについて

- ・ IPテレビ電話ブレインストールサービスには、メールでの問合せに対応した有効期間3ヶ月間の問い合わせサービスが含まれています。期間終了後のサポートは、お客様と(株)日立ハイブリッドネットワーク社で直接ご契約約していただくこととなります。

詳細内容につきましては、(株)日立ハイブリッドネットワークサポートサービスについてのお問合せ先へ確認願います。

お問い合わせ先

- ・ IPテレビ電話ブレインストールサービスについて

インターネットプラットフォーム事業部
インターネットソリューション本部
ソリューションソフトウェア部 サーバルウェアCTO担当

電話(外線)046-235-5164 (専用線)8-68-3953
FAX(外線)046-235-8311 (専用線)8-68-4940
e-Mail scto@ebina.hitachi.co.jp

- ・ 「PCサーバブレインストールサービス(Windows2000カスタムインストール)」について

インターネットプラットフォーム事業部
インターネットソリューション本部
サービス&サポートビジネスプロジェクト PCサーバブレインストールサービス担当

電話(外線)0533-89-8199 (専用線)8-85-3804
FAX(外線)0533-89-8408 (専用線)8-85-3840
e-Mail sb-ofsg@ebina.hitachi.co.jp

- ・ (株)日立ハイブリッドネットワークサポートサービスについて

(株)日立ハイブリッドネットワーク
品質保証部
カスタマサービスセンタ

電話(外線)045-866-7006 (専用線)8-62-64-4267
FAX(外線)045-865-7876 (専用線)8-62-64-4280
e-Mail cs-center@hitachi-hybrid.co.jp

製品紹介ホームページ

- ・ 社内向けURL : http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000_scto/index.html
- ・ 社外向けURL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/index.html>
- ・ (株)日立ハイブリッドネットワーク
URL : <http://www.hitachi-hybrid.co.jp/>

5.5.6 GraceMailプレインストールサービス


本サービスは、HA8000サーバLinuxプラットフォームモデルへのWebメールサーバソフトウェア「GraceMail Version 3」（株）日立マイクロソフトウェアシステムズ社製のプレインストールサービスです。

この「GraceMail Version 3」は、Webブラウザでメール操作を行うソフトウェアであり、Webサーバアプリケーションとして、メールサーバとSMTP/POP3インタフェースでメール送受信を行います。

品名	形名	価格	サービス概要
GraceMail プレインストールサービス	SD-41C4-GRMLAEX	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	<ul style="list-style-type: none"> ・ GraceMailインストールサービス ・ GraceMail Version3ソフトウェアパッケージ ・ GraceMail問い合わせサービス

システム構成

既存のメール環境にGraceMailサーバを追加することで、新しくアカウントを登録することなくWebメールを使用できます。ブラウザとネットワーク環境があれば電子メールの送受信が可能であり、送受信したメールの内容がPC内部に残らないため、共用PCでの電子メールの利用にも適しています。又、GraceMailサーバをインターネットに接続することにより、インターネット経由で会社、学校のメールを使用することができます。さらに、メール自動転送機能を使用すれば、電子メールを携帯電話等の他の端末に転送することもできます。



ハードウェア環境

項番	項目	ソフトウェア名
1	対象PCサーバ	HA8000/30W, 70W, 110W, 130W (Linuxプラットフォームモデル)
2	CPU	Intel Celeron 1.2 GHz 以上のプロセッサ
3	メモリ	256MB以上 (推奨512MB以上)
4	ディスク容量	18GB以上 (ユーザ数とユーザに割当るメールボックスの容量により決まります。)

ソフトウェア環境

GraceMailを稼働させるためには、Apacheが必要です。又、LDAP共有アドレス帳機能を使用するためには、LDAPサーバが必要です。既存のLDAPサーバが無い場合には、OpenLDAP等で構築する必要があります。

項番	項目	ソフトウェア名
1	OS	Red Hat Linux Advanced Server 2.1 主なインストールパッケージ ・ Apache (WWWサーバ) ・ OpenLDAP (LDAPサーバ) ・ Sendmail (SMTPサーバ) ・ qpopper (POPサーバ) ・ wu-ftpd (FTPサーバ)
2	Webメールサーバ	GraceMail Version 3 基本機能 【オプション】 ・ LDAP共有アドレス帳機能オプション ・ メール自動削除機能オプション ・ メール自動転送機能オプション

対応プロトコル

項番	項目	ブラウザ名
1	メールサーバ	SMTP/POP3
2	LDAPサーバ	LDAPv3

動作確認済ブラウザ

項番	項目	ブラウザ名
1	Microsoft Windows 98SE Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP	・ Internet Explorer 5.5 SP2 ・ Internet Explorer 6 ・ Netscape Communicator 4.78
2	Mac OS 8.6	・ Internet Explorer 5.1 ・ Netscape Communicator 4.7

サポートサービスについて

- GraceMailプレインストールサービスでは、(株)日立マイクロソフトウェアシステムズにて、GraceMail問い合わせサポートサービスを用意しております。GraceMail問い合わせサポートサービスは、メールによるリビジョンアップ等の情報提供、メールによる問い合わせ対応を提供しています。詳細内容につきましては、(株)日立マイクロソフトウェアシステムズサポート&サービスについてのお問合せ先へ確認願います。
- 尚、GraceMailに関すること以外は、Linuxサポートサービスをご利用いただくこととなります。
- GraceMailプレインストールサービスに含まれる問い合わせサービスは、メール又はFAXでの問合せ対応とし、期間1年間で3インシデント分となります。3インシデント消費後、又1年経過後のサポートは、お客様と(株)日立マイクロソフトウェアシステムズで直接ご契約約していただくこととなります。

お問合わせ先

- 「GraceMailプレインストールサービス」について
 インターネットプラットフォーム事業部
 インターネットソリューション本部
 ソリューションソフトウェア部 サルソフトウェアCTO担当
 電話(外線)046-235-5164 (専用線)8-68-3953
 F A X(外線)046-235-8311 (専用線)8-68-4940
 e-Mail scto@ebina.hitachi.co.jp
- (株)日立マイクロソフトウェアシステムズサポート&サービスについて
 (株)日立マイクロソフトウェアシステムズ
 GraceMail製品情報問合せ窓口
 電話(外線)045-865-8167 (専用線)8-61-90-2500
 F A X(外線)045-865-8154 (専用線)8-61-90-3090
 e-Mail grace-dev@hitachi-ms.co.jp

製品紹介ホームページ

- 社内向けURL : http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000_scto/index.html
- 社外向けURL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/index.html>
- (株)日立マイクロソフトウェアシステムズ
 URL : <http://www.hitachi-ms.co.jp/gracemail/>