

HA8000-ie オプション一覧表

NetStorageシリーズ													
品名	形名	希望小売価格		保守料				色	概略仕様	対応システム装置			
		税込	税抜	種別	税率	種別	税率			HA8000-ie	NetStorage	260	240
<b>プロセッサ</b>													
プロセッサ	GJ-ECSPX3P40B GJ-ECSPX3P40BEX	¥169,000	¥180,000	¥1,181	¥1,125	¥884	¥842	-	Xeon (Nocona 3.4GHz) /FSB 800MHz/L2キャッシュ: 1MB				
<b>メモリーボード</b>													
メモリーボード	GJ-MJ702GT GJ-MJ702GTEX	¥145,950	¥139,000	¥910	¥867	¥683	¥650	-	2GB (1GBx2枚).DDR SDRAM 266MHz Registered DIMM				
	GJ-MJ701GJ GJ-MJ701GJEX	¥86,100	¥82,000	¥578	¥550	¥438	¥417	-	DDR266.Registered.1GB (1GBx1枚)				
	GJ-MJ751ZJ GJ-MJ751ZJEX	¥47,250	¥45,000	¥315	¥300	¥236	¥225	-	DDR266.Registered.512MB (512MBx1枚)				
	GJ-MJ7256E GJ-MJ7256EEX	¥27,300	¥26,000	¥184	¥175	¥140	¥133	-	DDR266.Registered.256MB (256MBx1枚)				
<b>拡張ボード</b>													
ディスクアレイコントローラボード	GJ-CA7270 GJ-CA7270EX	¥173,250	¥165,000	¥1,085	¥1,033	¥814	¥775	-	Ultra320 SCSI2チャンネル.PCI-フルサイズ				
SCSIボード	GJ-CS7361 GJ-CS7361EX	¥21,000	¥20,000	¥140	¥133	¥105	¥100	-	Ultra320 SCSI1チャンネル				
LANボード	GJ-CN7620 GJ-CN7620EX	¥157,500	¥150,000	¥1,050	¥1,000	¥788	¥750	-	1000BASE-SX.PCI-ハーフサイズ				
	GJ-CN7540 GJ-CN7540EX	¥31,500	¥30,000	¥210	¥200	¥156	¥150	-	1000BASE-T.PCI-ハーフサイズ				
	GJ-CN7240 GJ-CN7240EX	¥10,500	¥10,000	¥70	¥67	¥53	¥50	-	100BASE-TX/10BASE-T.PCI-ハーフサイズ				
Fibre Channel ボード	GJ-CC7211 GJ-CC7211EX	¥236,250	¥225,000	¥1,575	¥1,500	¥1,181	¥1,125	-	FC-PH-3/FC-AL-2準拠.2Gbps.I/F.コネクタタイプ				
SVPボードセット	GJ-SCM7700E GJ-SCM7700EEX	¥117,600	¥112,000	¥709	¥675	¥533	¥508	-	PCIハーフサイズ.サービスプロセッサ 電源ユニット + SVPケーブル2本付き				
<b>システム装置内蔵デバイス</b>													
内蔵ハードディスク	GJ-UH773T GJ-UH773TRX	¥53,550	¥51,000	¥359	¥342	¥271	¥258	-	Ultra320 SCSI.73GB.10000r/min.システム装置内蔵用ハードディスク				
	GJ-UH730T GJ-UH730TEX GJ-UH730TRX	¥172,200	¥164,000	¥1,147	¥1,092	¥858	¥817	-	Ultra320 SCSI.300GB.10000r/min.システム装置内蔵用ハードディスク				
内蔵DATチェンジャーセット (DAT72)	GJ-SU77264Q0Y GJ-SU77264Q0YEX	¥533,400	¥508,000	¥2,302	¥2,192	¥1,724	¥1,642	黒	Ultra2/Wide SCSI-3.DAT72対応 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 6連装 x7 / (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GJ-SU77264Q0Y GJ-SU77264Q0YEX	¥396,900	¥378,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3.DAT72対応 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 6連装 x7 / (HS-4/170S)x10巻				
	GJ-SU77264Q00 GJ-SU77264Q00EX	¥480,900	¥458,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3.DAT72対応 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GJ-SU77264Q00 GJ-SU77264Q00EX	¥346,500	¥330,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3.DAT72対応 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 6連装				
内蔵LTOセット (Ultra100対応 ハーフハイト)	GJ-SU71023Q0Y GJ-SU71023Q0YEX	¥717,150	¥683,000	¥3,124	¥2,975	¥2,345	¥2,233	黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 / (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 / (LTOU1/100)x5巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 / (LTOU1/100)x5巻付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JPI/VERITAS Backup Exec 10付き				
内蔵LTOセット (Ultra160対応 フルハイト)	GJ-SU72024Q0Y GJ-SU72024Q0YEX	¥472,500	¥450,000	¥3,150	¥3,000	¥2,363	¥2,250	黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 / (LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 / (LTOU2/200)x5巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 / (LTOU2/200)x5巻付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
								黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)A-7(1/4)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JPI/VERITAS Backup Exec 10付き				
<b>電源ユニット</b>													
電源ユニット	GJ-BP2200 GJ-BP2200EX	¥78,750	¥75,000	¥525	¥500	¥394	¥375	-	冗長化電源				
<b>ディスプレイ装置</b>													
ディスプレイ装置	PC-DC5203	¥20,580	¥19,600	¥149	¥142	¥113	¥108	白	15型31.5インチx7.640x480ドット - 1280x1024ドット.省電力対応				
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3158 PC-DT3171	¥57,750 ¥72,450	¥55,000 ¥69,000	¥438 ¥517	¥417 ¥492	¥333 ¥385	¥317 ¥367	白	15型TF133 - 640x480 - 1024x768ドット.省電力対応 17型TF133 - 640x480 - 1280x1024ドット.省電力対応				
<b>外付け装置</b>													
ディスクユニットセット (DK01)	GHDK01-R00001 GHDK01-R00001	¥344,400 ¥386,400	¥328,000 ¥368,000	¥2,074 ¥2,336	¥1,975 ¥2,225	¥1,557 ¥1,750	¥1,483 ¥1,667	黒	キャビネットタイプ.ディスク搭載なし.Ultra320 SCSI 2ch.7.25インチ最大14台搭載可能 ラックマウントタイプ.3U.ディスク搭載なし.Ultra320 SCSI 2ch.7.25インチ最大14台搭載可能				
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-C1BK200	¥75,600	¥72,000					黒	キャビネットタイプ.ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + x7ケーブル付き				
	GHORR163-R1BK200							黒	キャビネットタイプ.4U.ディスク搭載なし.SCSIケーブル(GH-LA7151) + x7ケーブル付き				
	GHORR163-R2BK200	¥96,600	¥92,000					黒	キャビネットタイプ.2台目増設用.ディスク搭載なし.SCSIケーブル(GH-LA7151) + x7ケーブル付き				
	GHORR163-C1BK300	¥793,800	¥756,000					黒	キャビネットタイプ.4U.ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + x7ケーブル付き				
	GHORR163-R1BK300							黒	キャビネットタイプ.4U.ディスク搭載なし.SCSIケーブル(GH-LA7151) + x7ケーブル付き				
バックアップキャビネットセット	GS0B5201-R1BK200	¥95,550	¥91,000	¥368	¥350	¥280	¥267	黒	キャビネットタイプ.4U.ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + x7ケーブル付き				
	GS0B5201-R2BK200	¥64,050	¥61,000	¥368	¥350	¥280	¥267	黒	キャビネットタイプ.2台目増設用.ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + x7ケーブル付き				
LTOチェンジャーユニットセット (Ultra100)	GH-SRUU71101Q0Y	¥2,003,400	¥1,908,000	¥9,765	¥9,300	¥7,324	¥6,975	白	キャビネットタイプ. LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)10連装. x7 / (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SRUU71101Q00	¥1,769,250	¥1,685,000	¥9,773	¥9,308	¥7,332	¥6,983	白	キャビネットタイプ. LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SRUU71102Q0Y	¥3,885,000	¥3,700,000	¥19,530	¥18,600	¥14,648	¥13,950	白	キャビネットタイプ. LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)10連装. x7 / (LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SRUU71102Q00	¥3,721,200	¥3,544,000	¥19,538	¥18,608	¥14,656	¥13,958	白	キャビネットタイプ. LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)10連装. x2 x7 / (LTOU1/100)x20巻付き				
	GH-SRUU71102Q00	¥3,414,600	¥3,252,000	¥19,259	¥18,342	¥14,446	¥13,758	白	キャビネットタイプ. LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)10連装. x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SRUU71102Q00	¥3,292,800	¥3,136,000	¥19,259	¥18,342	¥14,446	¥13,758	白	キャビネットタイプ. LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)10連装. x2				

外付付録(黒字)													
LTOチェンジャーセット (Ultrium1)	GH-SRUU710A00Y	¥2,003,400	¥1,908,000	¥9,765	¥9,300	¥7,324	¥6,975	白	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 ※フ/7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付 ※フ/7(LTOU1/100)x10巻付				
	GH-SRUU710A00Y	¥1,860,600	¥1,772,000	¥9,765	¥9,300	¥7,324	¥6,975	白	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 ※フ/7(LTOU1/100)x10巻付				
	GH-SRUU710A000	¥1,769,250	¥1,685,000	¥9,642	¥9,183	¥7,237	¥6,892	白	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SFU7110Y	¥1,647,450	¥1,569,000	¥9,773	¥9,308	¥7,332	¥6,983	白	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SFU7110Y	¥1,919,400	¥1,828,000	¥9,765	¥9,300	¥7,324	¥6,975	白	※フ/7(LTOU1/100)x10巻付				
	GH-SFU7110Y	¥1,776,600	¥1,692,000	¥9,765	¥9,300	¥7,324	¥6,975	白	※フ/7(LTOU1/100)x10巻付				
	GH-SFU7110Q	¥1,684,200	¥1,604,000	¥9,765	¥9,300	¥7,324	¥6,975	白	※フ/7(LTOU1/100)x10巻付				
	GH-FU7110	¥1,562,400	¥1,488,000	¥9,765	¥9,300	¥7,324	¥6,975	白	※フ/7(LTOU1/100)x10巻付				
	GH-SRUU72101Q0Y	¥2,730,000	¥2,600,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装,GH-SRU72101x増設用 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
									後報				
LTOチェンジャーユニットセット (Ultrium2)	GH-SRUU7210100Y	¥2,587,200	¥2,464,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装,GH-SRU72101x増設用 + JP1/VERITAS Backup Exec 10付				
	GH-SRUU72101Q00	¥2,427,600	¥2,312,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
									後報				
	GH-SRUU72101000	¥2,284,800	¥2,176,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装				
	GH-SRUU7210200Y	¥5,315,100	¥5,062,000	¥27,510	¥26,200	¥20,633	¥19,650	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装x2,フ/7(LTOU2/200)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SRUU7210200Y	¥5,172,300	¥4,926,000	¥28,552	¥27,192	¥21,412	¥20,392	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装x2 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SRUU72102000	¥4,710,300	¥4,486,000	¥27,510	¥26,200	¥20,633	¥19,650	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SRUU72102000	¥4,567,500	¥4,350,000	¥27,510	¥26,200	¥20,633	¥19,650	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装x2,フ/7(LTOU2/200)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SRUU7210A00Y	¥2,730,000	¥2,600,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 ※フ/7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
									後報				
LTOチェンジャーセット (Ultrium2)	GH-SRUU7210A00Y	¥2,587,200	¥2,464,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 + JP1/VERITAS Backup Exec 10付				
	GH-SRUU7210A000	¥2,427,600	¥2,312,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
									後報				
	GH-SRUU7210A000	¥2,284,800	¥2,176,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装,GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SFU2100Y	¥2,644,950	¥2,519,000	¥13,747	¥13,092	¥10,308	¥9,817	黒	※フ/7(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10付				
									後報				
	GH-SFU210Y	¥2,502,150	¥2,383,000	¥13,747	¥13,092	¥10,308	¥9,817	黒	※フ/7(LTOU2/200)x10巻付				
	GH-SFU210Q	¥2,342,550	¥2,231,000	¥13,747	¥13,092	¥10,308	¥9,817	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
									後報				
	GH-FU7210	¥2,199,750	¥2,095,000	¥13,747	¥13,092	¥10,308	¥9,817	黒	カマクラ付 LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10付				
LTOドライブ装置	HT-4697-L120SD	¥3,780,000	¥3,600,000	¥18,900	¥18,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 4ドライブ 20巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L220SD	¥5,880,000	¥5,600,000	¥29,400	¥28,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 2ドライブ 20巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L240RB	¥6,702,150	¥6,383,000	¥33,495	¥31,900	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 4ドライブ 40巻 SCSI付 #2非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L440SB	¥10,587,150	¥10,083,000	¥52,920	¥50,400	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 4ドライブ 40巻 SCSI付 #3非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L240SD	¥7,560,000	¥7,200,000	¥37,800	¥36,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 2ドライブ 40巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L440SD	¥12,810,000	¥12,200,000	¥64,050	¥61,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 4ドライブ 40巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量8TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L280SB	¥9,244,200	¥8,804,000	¥46,200	¥44,000	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 2ドライブ 80巻 SCSI付 #2非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L480SB	¥13,129,200	¥12,504,000	¥65,625	¥62,500	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 2ドライブ 80巻 SCSI付 #2非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L120RD	¥3,780,000	¥3,600,000	¥18,900	¥18,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 1ドライブ 20巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L220RD	¥5,880,000	¥5,600,000	¥29,400	¥28,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 2ドライブ 20巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L240RB	¥6,702,150	¥6,383,000	¥33,495	¥31,900	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 2ドライブ 40巻 SCSI付 #2非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L440RB	¥10,587,150	¥10,083,000	¥52,920	¥50,400	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 4ドライブ 40巻 SCSI付 #3非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L240RD	¥7,560,000	¥7,200,000	¥37,800	¥36,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 2ドライブ 40巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量8TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L440RD	¥12,810,000	¥12,200,000	¥64,050	¥61,000	-	-	-	LTO Ultrium 2 x 4ドライブ 40巻 SCSI付 #1非圧縮時記憶容量8TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L280RB	¥9,244,200	¥8,804,000	¥46,200	¥44,000	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 2ドライブ 80巻 SCSI付 #2非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	HT-4697-L480RB	¥13,129,200	¥12,504,000	¥65,625	¥62,500	-	-	-	LTO Ultrium 1 x 4ドライブ 80巻 SCSI付 #2非圧縮時記憶容量4TB, 2x2700/2x2700				
	FC SCSI ROUTER	HT-F4697-MUX3	¥1,365,000	¥1,300,000	¥6,825	¥6,500	-	-	-	FC AL HUB 8ポート			
	ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200	¥2,310,000	¥2,200,000	¥23,100	¥22,000	-	-	-	8埠-H/F/FC-AL2GbpsSFPなし			
シームレスフェーズP	HT-4990-SW2802	¥5,029,500	¥4,790,000	¥50,295	¥47,900	-	-	-	16埠-H/F/FC-AL2GbpsSFP付き				
ポート拡張機構	HT-F4693-SFP5P	¥2,079,000	¥1,980,000	¥10,395	¥9,900	-	-	-	カマクラ付 SFP4埠				
	HT-F4693-DPEP7	¥2,079,000	¥1,980,000	¥10,395	¥9,900	-	-	-	8埠-H/F/FC(2Gbps)拡張用(最大7埠+拡張)				
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350	¥27,000	¥175	¥167	¥131	¥125	-	8ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75161	¥81,900	¥78,000	¥517	¥492	¥385	¥367	-	16ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7524	¥81,900	¥78,000	¥517	¥492	¥385	¥367	-	24ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7626T	¥168,000	¥160,000	¥1,050	¥1,000	¥788	¥750	-	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-T1)				
									後報				
									後報				
LTOカートリッジ(Ultrium1) ライブラリ向け	HT-F4697-LT1T20	¥630,000	¥600,000	-	-	-	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium1)20巻, パーコドラベル無し 圧縮時/非圧縮時, 200GB/100GB				
	HT-F4697-LT1T40	¥1,260,000	¥1,200,000	-	-	-	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium1)40巻, パーコドラベル無し 圧縮時/非圧縮時, 200GB/100GB				
	HT-F4697-LT1T80	¥2,520,000	¥2,400,000	-	-	-	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium1)80巻, パーコドラベル無し 圧縮時/非圧縮時, 200GB/100GB				
LTOカートリッジ(Ultrium2) ライブラリ向け	HT-F4697-LT2T20	¥1,050,000	¥1,000,000	-	-	-	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2)20巻, パーコドラベル無し 圧縮時/非圧縮時, 400GB/200GB				
	HT-F4697-LT2T40	¥2,100,000	¥2,000,000	-	-	-	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2)40巻, パーコドラベル無し 圧縮時/非圧縮時, 400GB/200GB				
	HT-F4697-LT2T80	¥4,200,000	¥4,000,000	-	-	-	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2)80巻, パーコドラベル無し 圧縮時/非圧縮時, 400GB/200GB				
テープメディアセット(LTO-1用)	GH-SAY7UL0T03	¥126,000	¥120,000	-	-	-	-	-	LTO1用カートリッジ5巻パック				
	GH-SAY7UL0T10	¥226,800	¥216,000	-	-	-	-	-	LTO1用カートリッジ10巻パック				
	GH-SAY7UL0T160	¥611,100	¥582,000	-	-	-	-	-	LTO1用カートリッジ30巻パック				
テープメディアセット(LTO-2用)	GH-SAY7UL0T160	¥1,039,500	¥990,000	-	-	-	-	-	LTO2用カートリッジ60巻パック				
	GH-SAY7UL0T20	¥189,000	¥180,000	-	-	-	-	-	LTO2用カートリッジ10巻パック				
	GH-SAY7UL0T20	¥321,300	¥306,000	-	-	-	-	-	LTO2用カートリッジ10巻パック				
クリーニングテープセット (LTO-1/LTO2用)	GH-SAY7UL0T20	¥866,250	¥825,000	-	-	-	-	-	LTO2用カートリッジ30巻パック				
	GH-SAY7UL0T20	¥1,559,250	¥1,485,000	-	-	-	-	-	LTO2用カートリッジ60巻パック				
	GH-AY7UL0TCL	¥72,450	¥69,000	-	-	-	-	-	LTO1/LTO2用クリーニングカートリッジ				
テープメディアセット(DAT72用)	GH-AY7DAT04	¥40,950	¥39,000	-	-	-	-	-	DDS4-トリプルテープ5巻パック(DAT72用)				
	GH-SAY7DAT0210	¥65,100	¥62,000	-	-	-	-	-	DDS4-トリプルテープ10巻パック(DAT72用)				
	GH-SAY7DAT0230	¥176,400	¥168,000	-	-	-	-	-	DDS4-トリプルテープ30巻パック(DAT72用)				
クリーニングテープセット (DAT/DAT72用)	GH-AY7DATCL	¥8,190	¥7,800	-	-	-	-	-	DAT(DDS-4)/DAT72用クリーニングカートリッジ				
<b>リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス</b>													
内蔵DATチェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD726400Y	¥569,100	¥542,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3/DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ※フ/7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SUD726400YEX	¥424,200	¥404,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3/DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ※フ/7(HS-4/170S)x10巻				
	GH-SUD7264000	¥512,400	¥488,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3/DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付				
	GH-SUD7264000EX	¥369,600	¥352,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3/DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装				
									後報				
									後報				
内蔵LTOセット (Ultrium対応 ハーフハイ)	GH-SUU7103300Y	¥621,600	¥592,000	¥3,150	¥3,000	¥2,363	¥2,250	黒					

バックアップキャビネット内蔵デバイス												
内蔵DATチェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD772640QY	¥533,400	¥508,000	¥2,302	¥2,192	¥1,724	¥1,642	黒	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装			
	GS-SUD772640QYEX							黒	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装			
	後報											
	GS-SUD7726400Y	¥396,900	¥378,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装			
内蔵LTOセット (Ultrium対応 ハーフハイ)	GS-SU07103300Y	¥480,900	¥458,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装			
	GS-SU07103300YEX							黒	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装			
	後報											
	GS-SU071033000Y	¥346,500	¥330,000	¥2,310	¥2,200	¥1,733	¥1,650	黒	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装			
内蔵LTOセット (Ultrium対応 フルハイ)	GS-SU07103300Y	¥717,150	¥683,000	¥3,124	¥2,975	¥2,345	¥2,233	黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,1-7R4),内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
	GS-SU07103300YEX							黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,1-7R4),内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
	後報											
	GS-SU071033000Y	¥582,750	¥555,000	¥3,150	¥3,000	¥2,363	¥2,250	黒	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,1-7R4),内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
内蔵LTOセット (Ultrium2対応 フルハイ)	GS-SU07203400Y	¥1,116,150	¥1,063,000	¥5,204	¥5,242	¥4,130	¥3,933	黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,1-7R4),内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
	GS-SU07203400YEX							黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,1-7R4),内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
	後報											
	GS-SU072034000Y	¥981,750	¥935,000	¥5,530	¥5,267	¥4,148	¥3,950	黒	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,1-7R4),内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
セキュリティカバー	GH-AU721BK	¥8,400	¥8,000					黒	バックアップキャビネット(GS0201-C100200)への搭載のみサポート			
	GH-AU721BKEX							黒	バックアップキャビネット(GS0201-C100200)への搭載のみサポート			
	後報											
	GH-AU721BKEX	¥8,400	¥8,000					黒	バックアップキャビネット(GS0201-C100200)への搭載のみサポート			
ディスクユニット用内蔵デバイス												
内蔵ディスク	GH-UH7300T	¥172,200	¥164,000	¥1,147	¥1,092	¥858	¥817	-	Ultra320 SCSI 300GB,10000r/min			
電源ユニット	GH-BP2161	¥84,000	¥80,000	¥525	¥500	¥394	¥375	-	冗長化電源			
無停電電力装置												
無停電電力装置	GH-SBU7050A	¥51,450	¥49,000	¥297	¥283	¥228	¥217	白	500VA/320W, ｷﾝﾁ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBU7050S1	¥51,450	¥49,000	¥297	¥283	¥228	¥217	白	500VA/320W, ｷﾝﾁ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBU7070A	¥61,950	¥59,000	¥359	¥342	¥271	¥258	白	700VA/450, ｷﾝﾁ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBU7070S1	¥61,950	¥59,000	¥359	¥342	¥271	¥258	白	700VA/450, ｷﾝﾁ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBU7150A	¥103,950	¥99,000	¥622	¥592	¥464	¥442	白	1200VA/800W, ｷﾝﾁ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBU7150S1	¥103,950	¥99,000	¥622	¥592	¥464	¥442	白	1200VA/800W, ｷﾝﾁ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBUR7215A	¥145,950	¥139,000	¥884	¥842	¥665	¥633	黒	1200VA/800W, ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBUR7215S1	¥145,950	¥139,000	¥884	¥842	¥665	¥633	黒	1200VA/800W, ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBUR7131A	¥330,750	¥315,000	¥2,039	¥1,942	¥1,531	¥1,458	黒	3000VA/2250W, ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-SBUR7131S1	¥330,750	¥315,000	¥2,039	¥1,942	¥1,531	¥1,458	黒	3000VA/2250W, ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700	¥54,000	¥359	¥342	¥271	¥258	-	UPSｲﾝﾌﾟｰｰﾄ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81	¥16,485	¥15,700					-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)			
ケーブル類												
SCSIケーブル	GH-LA7301	¥12,600	¥12,000					-	LTOｲﾝﾀﾞ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-4956-F95E	¥32,340	¥30,800	¥210	¥200			-	LTOｲﾝﾀﾞ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-4956-F95H	¥34,020	¥32,400	¥210	¥200			-	LTOｲﾝﾀﾞ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-4956-F95L	¥56,805	¥54,100	¥315	¥300			-	LTOｲﾝﾀﾞ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
LAN ケーブル	GH-LN7E05	¥1,890	¥1,800					-	ｶﾞｸ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-LN7E20	¥5,040	¥4,800					-	ｶﾞｸ ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
Fiber Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750	¥35,000	¥228	¥217	¥175	¥167	-	Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-LA7510	¥52,500	¥50,000	¥333	¥317	¥254	¥242	-	Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-F4063-KC5M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400			-	2G Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-F4063-KC10M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400			-	2G Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-F4063-KC20M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400			-	2G Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-F4063-KB5M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400			-	2G-1G Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-F4063-KB10M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400			-	2G-1G Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	HT-F4063-KB20M	¥78,750	¥75,000	¥420	¥400			-	2G-1G Fibre Channel ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040	¥4,800					-	UPS ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
メンテナンスケーブル	GH-LV7120	¥8,400	¥8,000	¥53	¥50	¥44	¥42	-	NetStorage260 ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-LV7140	¥8,400	¥8,000	¥50	¥50	¥40	¥40	-	NetStorage260 ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-LV7150	¥8,400	¥8,000	¥50	¥50	¥40	¥40	-	NetStorage260 ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
	GH-LV7110	¥4,200	¥4,000					-	NetStorage260 ﾏﾞｸﾀﾞｸﾞ ﾎﾞｯｸｽｲﾝﾀﾞ			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400	¥8,000					-	ディスプレイケーブル延長用 0.7m			
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400	¥8,000					-	キーボードマウスケーブル延長用 2.0m			
PS2 KB/マウス/CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400	¥8,000					-	コントロールパネルユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m			

ラック関連													
ラックキャビネット	GH-SRK7385BK	¥241,500	¥230,000									-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、サイドパネル、フロントドアラック
	GH-SRK7165BK	¥139,450	¥129,000									-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、サイドパネル、フロントドアラック
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400	¥188,000									黒	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)
	GH-RK7165BK	¥100,800	¥96,000									黒	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000	¥20,000									黒	38U用ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)用12枚1組
	GH-RS7165BK	¥14,700	¥14,000									黒	16U用ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)用12枚1組
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200	¥64,000									黒	38U用ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)用 12枚1組
	GH-RD7165BK	¥39,900	¥38,000									黒	16U用ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)用 12枚1組
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750	¥35,000									黒	16U用ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)用
ラック接続キット	GH-RP7011BK	¥840	¥800									黒	1U用
ラック接続キット	GH-RJ7005BK	¥16,800	¥16,000									黒	HA8000/HA8500共通ラック接続用(38U/16U共用)
システムフレームユニット	GH-RT1710BK	¥168,000	¥160,000	¥1,050	¥1,000	¥788	¥750					黒	システムフレームユニット、システム装置と接続可能
KBマウス取納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200	¥24,000	¥158	¥150	¥121	¥117					黒	キーボードマウス取納ユニット
HUB取納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800	¥16,000	¥105	¥100	¥79	¥75					黒	スイッチングHUB(GH-BH7524、GH-BH7626)取納用
HUB取納ユニット	GH-RH7201BK	¥16,800	¥16,000	¥105	¥100	¥79	¥75					黒	スイッチングHUB(GH-BH7500、GH-BH7516)取納用
コンセントボックスユニット	GH-AG7106	¥21,000	¥20,000	¥131	¥125	¥97	¥92					黒	7ポート6口ブレーキ付き
ディスプレイ取納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600	¥32,000	¥210	¥200	¥158	¥150					黒	15型ディスプレイ装置(PC-D3C203) 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)取納用ユニット
液晶ディスプレイ取納ユニット	GH-RL7500BK	¥58,800	¥56,000	¥368	¥350	¥280	¥267					黒	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)取納用ユニット
ラックキャビネット(4ポート用)	GH-SAT7043	¥130,200	¥124,000	¥822	¥783	¥622	¥582					黒	KB/マウス/ディスプレイ取納ユニット(GH-AT7043)4ポート用、2U ラックキャビネット、キーボード/マウス取納ユニット付き
ラックキャビネット(8ポート用)	GH-SAT7083	¥151,200	¥144,000	¥945	¥900	¥709	¥675					黒	KB/マウス/ディスプレイ取納ユニット(GH-AT7083)8ポート用、2U キャビネット/マウス取納ユニット付き
ディスプレイキャビネット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750	¥275,000	¥1,803	¥1,717	¥1,357	¥1,292					黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+マウス/ディスプレイ1U
ディスプレイキャビネット(2U)	GH-RLK7221	¥414,750	¥395,000	¥2,590	¥2,467	¥1,943	¥1,850					黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+マウス/ディスプレイ1U 8ポート/マウス取納ユニット付き
ディスプレイキャビネット(4U)	GH-SRLK7220	¥393,750	¥375,000	¥2,528	¥2,408	¥1,898	¥1,808					黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+マウス/ディスプレイ1U 4ポート/マウス取納ユニット付き
ラックキャビネットラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800	¥16,000									黒	ラックキャビネット4ポート用ラックキャビネット取納用
キャビネットキット	GH-AU7782	¥42,000	¥40,000	¥263	¥250	¥202	¥192					黒	ラックキャビネットキャビネット交換用キット
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100	¥2,000	¥18	¥17	¥18	¥17					黒	ラックキャビネットへの流通7mm規格用ネジ、ラックキャビネット
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット取納用)													

## 後報

その他													
ラックキャビネット(4ポート用)	GH-AT7043	¥105,000	¥100,000	¥656	¥625	¥490	¥467					白	KB/マウス/ディスプレイ取納ユニット4ポート用
ラックキャビネット(8ポート用)	GH-AT7083	¥126,000	¥120,000	¥788	¥750	¥595	¥567					白	KB/マウス/ディスプレイ取納ユニット8ポート用
ソフトウェアバックアップ	GHS-SSPACK002	¥104,790	¥99,800										BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Edition(V7.0)D(付)
※ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能													

コンパクトディスクアレイ装置													
品名	形名	希望小売価格		保守料				色	概略仕様	対応システム装置			
		税込	税抜	維持保守	出張修理	税込	税別			税込	税別	260	240
<b>外付け装置</b>													
コンパクトディスクアレイ装置セット	GHCR804-CA00800	¥1,575,000	¥1,500,000	¥9,625	¥9,167	¥7,219	¥6,875	黒	キャビネット付 CR80(CR804)A-ポート/2枚搭載なし				
	GHCR804-CA02800	¥2,257,500	¥2,150,000	¥13,895	¥13,233	¥10,421	¥9,925	黒	キャビネット付 CR80(CR804)A-ポート/2枚搭載なし				
	GHCR804-RA00613	¥1,470,000	¥1,400,000	¥8,969	¥8,542	¥6,728	¥6,408	黒	キャビネット付 CR80(CR804)A-ポート/2枚搭載なし				
	GHCR804-RA00800	¥2,152,500	¥2,050,000	¥13,238	¥12,608	¥9,931	¥9,458	黒	キャビネット付 CR80(CR804)A-ポート/2枚搭載なし				
	GHCR804-RA02514	¥1,716,750	¥1,635,000	¥9,327	¥8,883	¥7,000	¥6,667	黒	キャビネット付 CR80(CR804)A-ポート/2枚搭載なし				
GHCR804-RA02800	¥2,562,000	¥2,440,000	¥13,755	¥13,100	¥10,316	¥9,825	黒	キャビネット付 CR80(CR804)A-ポート/2枚搭載なし					
<b>内蔵デバイス</b>													
内蔵ハードディスク	GH-UH7160N	¥134,400	¥128,000	¥840	¥800	¥630	¥600		Serial ATA 160GB 7200rpm CR80(CR804)用(増設増設用)				
	GH-UH7160NEX	¥134,400	¥128,000	¥840	¥800	¥630	¥600		Serial ATA 160GB 7200rpm CR80(CR804)用(増設増設用)				
	GH-UH7160NRX	¥134,400	¥128,000	¥840	¥800	¥630	¥600		Serial ATA 160GB 7200rpm CR80(CR804)用(増設増設用)				
ハードディスク用キット	GH-ES7315EX	¥126,000	¥120,000						160GBハードディスク(5台まで)内蔵 CR80(CR804)用				
	GH-ES7315												
<b>電源ユニット</b>													
電源ユニット	GH-BP2161EX GH-BP2161	¥84,000	¥80,000	¥525	¥500	¥394	¥375		冗長化電源(ホットスワップサポート) セリトモデルに1台標準構成されています。				
<b>外付け装置</b>													
SFPコネクタ[光]	GH-CZ7531EX GH-CZ7531	¥126,000	¥120,000						Fibre Channel(F-ポート)との接続用				
<b>ケーブル</b>													
Fiber Channel ケーブル	GH-LA7603 GH-LA7610	¥26,250 ¥52,500	¥25,000 ¥50,000	¥166 ¥333	¥158 ¥317	¥123 ¥254	¥117 ¥242		2G Fibre Channel(F-ポート) [LC-LC光ケーブル] 3.0m 2G Fibre Channel(F-ポート) [LC-LC光ケーブル] 10.0m				
メンテナンスケーブル	GH-LY7140 GH-LY7150	¥8,400 ¥8,400	¥8,000 ¥8,000						HA8000-ie/NetStorage260 CR804用接続用、2.0m CR804 CR804用接続用、2.0m				
<b>ソフトウェア</b>													
Multi-path Fail-over Software	GHS-VSSB051	¥525,000	¥500,000						二重化ソフトウェア				

Loadflowbal

品名	形名	希望小売価格		保守料				梱絡仕様	適用機種
		税込	税抜	維持保守	税別	税込	税別		
<b>ポート拡張アダプタ</b>									
ポート拡張アダプタ	GJ-CW7200	¥475,650	¥453,000	¥3,168	¥3,017	¥2,380	¥2,267	1000BASE	Loadflowbal
	GJ-CW7210	¥882,000	¥840,000	¥5,880	¥5,600	¥4,410	¥4,200	1000BASE	
	GJ-CW7202EX	¥417,900	¥398,000	¥2,783	¥2,650	¥2,092	¥1,992	1000BASE	
	GJ-CW7220								
	GJ-CW7230EX	¥824,250	¥785,000	¥5,495	¥5,233	¥4,121	¥3,925	1000BASE	
GJ-CW7230									
<b>外付け電源</b>									
スイッチングHUB	GH-BH7501	¥28,350	¥27,000	¥202	¥192	¥148	¥142	10Mbps/10	
	GH-BH75161	¥81,900	¥78,000	¥517	¥482	¥385	¥367	10Mbps/10	
	GH-BH7618	¥243,600	¥232,000	¥1,523	¥1,450	¥1,147	¥1,092	10Mbps/10	
	GH-BH7618T	¥168,000	¥160,000	¥1,050	¥1,000	¥788	¥750	16ポート11	
<b>その他</b>									
電源ユニット	GJ-BP2170	¥237,300	¥226,000	¥1,583	¥1,508	¥1,190	¥1,133	冗長用電源	
<b>ラック関連</b>									
ラックキャビネット	GH-RK7382	¥197,400	¥188,000	¥0	-	¥0	-	38Uラック	
ラックサイドパネル	GH-RS7381	¥21,000	¥20,000	¥0	-	¥0	-	38U用サイド	
フロントドア	GH-RD7382	¥67,200	¥64,000	¥0	-	¥0	-	38U用フロント	
ラックキャビネット	GH-RK7182	¥100,800	¥96,000	¥0	-	¥0	-	16Uラック	
ラックサイドパネル	GH-RS7180	¥14,700	¥14,000	¥0	-	¥0	-	16U用サイド	
フロントドア	GH-RD7183	¥39,900	¥38,000	¥0	-	¥0	-	16U用フロント	
リアドア	GH-RD7161	¥30,750	¥29,000	¥0	-	¥0	-	16U用リア	
ラックパネル	GH-RP7011	¥840	¥800	¥0	-	¥0	-	1U用	
ラック接続キット	GH-RJ7001	¥16,800	¥16,000	¥0	-	¥0	-	ラック接続	
	GH-RJ7002	¥16,800	¥16,000	¥0	-	¥0	-	ラック接続	
HUB収納ユニット	GH-RH7100	¥16,800	¥16,000	¥0	-	¥0	-	HUB収納用	
	GH-RH7001	¥16,800	¥16,000	¥0	-	¥0	-	スイッチング	
コンセント取付ボックス	GH-AG7105	¥4,200	¥4,000	¥0	-	¥0	-	コンセント5	
ラックキット(HA88888)	GJ-AU7830	¥16,800	¥16,000	¥0	-	¥0	-	HA88888	
ラックキット(H933333)	GJ-AU7840	¥16,800	¥16,000	¥0	-	¥0	-	H933333	
1.35mキャビネット(133E)A	HT-4990-HCB12								
1.6mキャビネット(133E)A	HT-4990-HCB16								
1.25mキャビネット(133E)A	HT-4990-HCBN12								
1.6mキャビネット(133E)A	HT-4990-HCBN16								
増設用PDU(100-200V 16A)	HT-4990-EPD01								
増設用PDU(100V 16A)	HT-4990-EPD02								
増設用PDU(100-200V 16A)	HT-4990-EPD03								
200V仕様PDUスイッチ(16A)	HT-F4990-ESW8								
電源コード(4.5m,100V,16A)	HT-4990-CLW7802								
電源コード(4.5m,200V,16A)	HT-4990-CLW7803								
電源コード(14.0m,100-200V,16A)	HT-4990-CLW7804								
電源コード(14.5m,200V,16A)	HT-4990-CLW7805								
PDU電源コード(14.5m,200V,17A)	HT-4990-CLW7742								
PDU電源コード(14.5m,200V,18A)	HT-4990-CLW7743								
EC320電源コード(2.3m)	HT-4990-CLW1652								
EC320電源コード(1.5m)	HT-4990-CLW1860								
EC320電源コード(0.75m)	HT-4990-CLW1890								
EC320V電源コード	HT-4990-CLW6984								
1.35mキャビネット用フロントドア	HT-F4990-EDR12								
1.6mキャビネット用フロントドア	HT-F4990-EDR16								
ラックマウント・フィラパネル4枚	HT-F4990-EFPNL								

詳細はH9000Vの欄、詳細はH9000Vの欄  
Homepage <http://sysHomepage> <http://sys>