

品名	形名	希望小売価格		保守料				色	概略仕様	RoHS 対応	対応システム装置				
		税込	税抜	維持保守	出張修理	税込	税別				税込	税別	HA8000-te/NetStorage	260xH230xE120xH	
ディスクユニット用内蔵デバイス															
内蔵ディスク	GH-UH73003G								Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min		○	●	—	—	
	GH-UH73003EX GH-UH73003GRX	¥134,400	¥128,000	¥840	¥800	¥630	¥600	—	ディスクユニット搭載用ハードディスク		○	●	—	—	
電源ユニット	GH-BP2161 GH-BP2161EX	¥84,000	¥80,000	¥525	¥500	¥394	¥375	—	冗長化電源		—	●	—	—	
無停電電力装置															
無停電電力装置	GH-SBUR2716A00	¥135,450	¥129,000	¥822	¥783	¥622	¥592	黒	1200VA/980W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	—	●	●	
	GH-SBUR2716S20	売りました。							黒	1200VA/980W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	—	●	●
	GH-SBUR2716S30	¥135,450	¥129,000	¥822	¥783	¥622	¥592	黒	1200VA/980W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	—	●	●	
	GH-SBUR7132A00	¥296,100	¥282,000	¥1,829	¥1,742	¥1,373	¥1,308	黒	2250VA/2250W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	●	●	●	
	GH-SBUR7132S20	売りました。							黒	2250VA/2250W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	●	●	●
	GH-SBUR7132S30	¥296,100	¥282,000	¥1,829	¥1,742	¥1,373	¥1,308	黒	2250VA/2250W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	●	●	●	
	GH-SBUR2715A	売りました。							黒	1200VA/980W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		—	—	●	●
	GH-SBUR2715S2	売りました。							黒	1200VA/980W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		—	—	●	●
	GH-SBUR7131A	売りました。							黒	2250VA/2250W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	●	●	●
	GH-SBUR7131S2	売りました。							黒	2250VA/2250W,7段階アウトタイプ UPS接続ケーブル1.8m,PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		○	●	●	●
UPS拡張ユニット	GH-BAU780 GH-BAU781	¥56,700	¥54,000	¥359	¥342	¥271	¥258	—	UPS拡張ユニット1拡張用ユニット,プラグキレネット接続用金具付		○	●	●	●	
UPSインターフェース拡張ボード	GH-BAU700 GH-BAU701	¥18,900	¥18,000	¥123	¥117	¥97	¥92	—	UPSインターフェース拡張用ボード		○	●	●	●	
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485	¥15,700	—	—	—	—	—	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7101x/GHSBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用		○	●	●	●	
	GHS-VSUUP83	売りました。							—	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7101x/GHSBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用		○	●	●	●
	GHS-VSUUP82	売りました。							—	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7100x/GHSBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用		—	●	●	●
ケーブル類															
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600	¥12,000	—	—	—	—	—	ディスクユニット接続用1.0m		○	●	—	—	
	GH-LA7302	¥12,600	¥12,000	—	—	—	—	—	LTCPラジエーター/IOアダプター設置接続用3.0m		○	●	—	—	
LAN ケーブル	GH-LN7E05	¥1,890	¥1,800	—	—	—	—	—	カテゴリ5eシールドケーブル5m		○	●	●	●	
	GH-LN7E10	¥2,940	¥2,800	—	—	—	—	—	カテゴリ5eシールドケーブル10m		○	●	●	●	
	GH-LN7E20	¥5,040	¥4,800	—	—	—	—	—	カテゴリ5eシールドケーブル20m		○	●	●	●	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	売りました。							—	UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用1.8m		○	●	●	●
	GH-LU7101	¥5,040	¥4,800	—	—	—	—	—	UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用1.8m		○	●	●	●	
メンテナンスケーブル	GH-LY7151	¥9,400	¥9,000	—	—	—	—	—	NetStorage260/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブケーブルハイスユット(GH0RR165)—ディスクユニット(DK801)/リム-ハブケーブル		○	●	—	—	
システムアーム接続ケーブル	GH-LT1110	¥4,200	¥4,000	—	—	—	—	—	システムアーム接続用3.0m		○	●	—	—	
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400	¥8,000	—	—	—	—	—	ディスプレイケーブル延長用0.7m		○	●	—	—	
キーボード/マウス延長ケーブル	GH-LK7300	売りました。							—	キーボード/マウスケーブル延長用2.0m		○	●	—	—
	GH-LK7301	¥8,400	¥8,000	—	—	—	—	—	キーボード/マウスケーブル延長用2.0m		○	●	—	—	
PS2 KB/マウス/CRTケーブル	GH-LVK7113	¥8,400	¥8,000	—	—	—	—	—	コンソール切替ユニット(GH-AT7045, GH-AT7085)接続用,3.0m ディスプレイケーブル/キーボード/マウスケーブル(8/15本-1用)		○	●	—	—	
	GH-LVK7103	売りました。							—	コンソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m ディスプレイケーブル/キーボード/マウスケーブル(8/15本-1用)		—	●	●	●
ラック類															
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385BK	売りました。							黒	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロッドア(ハンチング)ラックタイプ,ラック枠ハネ(2枚1組)のセット		—	●	●	●
	GH-SRK7386	¥241,500	¥230,000	—	—	—	—	—	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロッドア(ハンチング)ラックタイプ,ラック枠ハネ(2枚1組)のセット		○	●	●	●	
	GH-SRK7165BK	売りました。							黒	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロッドア(ハンチング)ラックタイプ,ラック枠ハネ(2枚1組)のセット		○	●	●	●
	GH-SRK7166	¥135,450	¥129,000	—	—	—	—	—	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロッドア(ハンチング)ラックタイプ,ラック枠ハネ(2枚1組)のセット		○	●	●	●	
	GH-RR7385BK	売りました。							黒	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		○	●	●	●
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400	¥188,000	—	—	—	—	—	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		○	●	●	●	
	GH-RK7165BK	¥100,800	¥96,000	—	—	—	—	—	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		○	●	●	●	
	GH-RK7166	¥100,800	¥96,000	—	—	—	—	—	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		○	●	●	●	
	GH-RK7162BK	¥100,800	¥96,000	—	—	—	—	—	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		—	●	●	●	
	GH-RS7385BK	売りました。							黒	38U用ラック枠ハネ(HA8000/HA8500共通ラック)用2枚1組		—	●	●	●
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000	¥20,000	—	—	—	—	—	38U用ラック枠ハネ(HA8000/HA8500共通ラック)用2枚1組		○	●	●	●	
	GH-RS7165BK	売りました。							黒	16U用ラック枠ハネ(HA8000/HA8500共通ラック)用2枚1組		○	●	●	●
	GH-RS7166	¥14,700	¥14,000	—	—	—	—	—	16U用ラック枠ハネ(HA8000/HA8500共通ラック)用2枚1組		○	●	●	●	
	GH-RS7160BK	¥14,700	¥14,000	—	—	—	—	—	16U用ラック枠ハネ(HA8000専用ラック)用2枚1組		—	●	●	●	
	GH-RD7385BK	売りました。							黒	38U用フロッドア(HA8000/HA8500共通ラック)用 ハンチングラックタイプ		○	●	●	●
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200	¥64,000	—	—	—	—	—	38U用フロッドア(HA8000/HA8500共通ラック)用 ハンチングラックタイプ		○	●	●	●	
	GH-RD7165BK	売りました。							黒	16U用フロッドア(HA8000/HA8500共通ラック)用 ハンチングラックタイプ		○	●	●	●
	GH-RD7167	¥39,900	¥38,000	—	—	—	—	—	16U用フロッドア(HA8000/HA8500共通ラック)用 ハンチングラックタイプ		○	●	●	●	
リアドア	GH-RD7166BK	売りました。							黒	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック)用		○	●	●	●
	GH-RD7168	¥36,750	¥35,000	—	—	—	—	—	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック)用		○	●	●	●	
ブラックパネル	GH-RP7011BK	売りました。							黒	1U用		○	●	●	●
	GH-RP7012	¥940	¥900	—	—	—	—	—	1U用		○	●	●	●	
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	売りました。							黒	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		○	●	●	●
	GH-RJ7006	¥16,800	¥16,000	—	—	—	—	—	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		○	●	●	●	
システムアームユニット	GH-RT7100BK	売りました。							黒	システムアームユニット,システム装置台接続可能		—	●	●	●
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001BK	売りました。							黒	キーボード/マウス収納ユニット		○	●	●	●
	GH-RK7003	¥25,200	¥24,000	—	—	—	—	—	キーボード/マウス収納ユニット		○	●	●	●	
HUB収納ユニット	GH-RH7100BK	売りました。							黒	スイッチングHUB/GH-BH7524/GH-BH7626T1収納用		○	●	●	●
	GH-RH7101	¥16,800	¥16,000	—	—	—	—	—	スイッチングHUB/GH-BH7120収納用		○	●	●	●	
	GH-RH7201BK	売りました。							黒	スイッチングHUB/GH-BH7500/GH-BH7516T1収納用		○	●	●	●
コンセントボックスユニット	GH-RH7204	¥16,800	¥16,000	—	—	—	—	—	スイッチングHUB/GH-BH7500(2)収納用		○	●	●	●	
	GH-AG7106	売りました。							黒	アクト6ローケーブル付き		○	●	●	●
GH-AG7107	¥21,000	¥20,000	—	—	—	—	—	アクト6ローケーブル付き		○	●	●	●		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110BK	売りました。							黒	15型ディスプレイ装置(PC-D05203A)収納用ユニット		○	●	●	●
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7501	売りました。							黒	液晶ディスプレイ装置(PC-DT15A5XGS,PC-DT17B5XN)収納用ユニット		○	●	●	●
	GH-RL7502	¥58,800	¥56,000	—	—	—	—	—	液晶ディスプレイ装置(PC-DT1315)収納用ユニット		○	●	●	●	
	GH-RL7502	¥58,800	¥56,000	—	—	—	—	—	液晶ディスプレイ装置(PC-DT15A5XGS,PC-DT17B5XN)収納用ユニット		○	●	●	●	
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750	¥275,000	¥1,803	¥1,717	¥1,357	¥1,292	黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+ネイティブディスプレイ1U		○	●	●	●	
	GH-RLK7230	売りました。							黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+ネイティブディスプレイ1U		○	●	●	●
ディスプレイ/キーボードユニット(8ポートコンソール切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750	¥395,000	¥2,590	¥2,467	¥1,943	¥1,850	黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+ネイティブディスプレイ1U 8ポートコンソール切替ユニット付き		○	●	●	●	
	GH-RLK7221	売りました。							黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+ネイティブディスプレイ1U 8ポートコンソール切替ユニット付き		—	●	●	●
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポートコンソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750	¥375,000	¥2,528	¥2,408	¥1,898	¥1,808	黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+ネイティブディスプレイ1U 4ポートコンソール切替ユニット(GH-AT7045)付き		○	●	●	●	
	GH-SRLK7220	売りました。							黒	15型液晶ディスプレイ+キーボード+ネイティブディスプレイ1U 4ポートコンソール切替ユニット(GH-AT7044)付き		○	●	●	●
交換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250	¥5,000	—	—	—	—	—	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK)搭載用交換金具		—	●	●	●	
コンソール切替ユニットセット(4ポート用)	GH-SAT7044	売りました。							黒	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4本-1用2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き		○	●	●	●
	GH-SAT7045S	¥130,200	¥124,000	¥822	¥783	¥622	¥592	黒	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4本-1用2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き		○	●	●	●	
コンソール切替ユニットセット(8ポート用)	GH-SAT7084	売りました。							黒	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8本-1用2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き		○	●	●	●
	GH-SAT7085S	¥151,200	¥144,000	¥945	¥900	¥709	¥675	黒	コンソール切替ユニット(4本-1用)ラックキャビネット搭載用 コンソール切替ユニット(4本-1用)ラックキャビネット搭載用		○	●	●	●	
コンソール切替ユニットラックマウントキット	GH-AU7620BK GH-AU7622 GH-AU7522	¥16,800 ¥42,000	¥16,000 ¥40,000	— —	— —	— —	— —	— —	ラックタイプ-ラックタイプ交換用キット		○	●	●	●	
270度回モデルキット	GH-AR7900BK	売りました。							黒	プラグキャビネットへの流通ファン品搭載用ネジ/ファンキットのセット		○	●	●	●
	GH-AR7901	¥2,100	¥2,000	—	—	—	—	—	プラグキャビネットへの流通ファン品搭載用ネジ/ファンキットのセット		○	●	●	●	
その他															
コンソール切替ユニット(4本-1用)	GH-AT7045	¥105,000	¥100,000	¥656	¥625	¥490	¥467	黒	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット4本-1用		○	●	●	●	
	GH-AT7044	売りました。							黒	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット4本-1用		○	●	●	●
コンソール切替ユニット(8本-1用)	GH-AT7085	¥126,000	¥120,000	¥788	¥750	¥595	¥567	黒	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット8本-1用		○	●	●	●	
	GH-AT7084	売りました。							黒	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット8本-1用		○	●	●	●