

4. オプション一覧

HA8000/20W AB, BB, GB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置				
			維持保守	出張修理			20 AB	20 BB	20 GB		
メモリーボード	GS-MJ7256VEX GS-MJ7256V	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256MBx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-					
メモリーボード	GS-MJ7512VEX GS-MJ7512V				512MB(256MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-					
メモリーボード	GS-MJ7016VEX GS-MJ7016V				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-					
メモリーボード	GS-MJ7026VEX GS-MJ7026V				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-					
拡張ボード	SCSIボードセット GS-SCS7361AEX GS-SCS7361A	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-					
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-					
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-					
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,100BASE-T	-					
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620	PCI,100BASE-SX	-								
SVPボードセット	GS-SCM770015EX GS-SCM770015				PCI,100BASE-T,9.6V 電源ユニット + SVPケーブル付き	-					
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク セット GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SA GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SA GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SA	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			7200rpm,120GB,7200rpm 7200rpm,160GB,7200rpm 7200rpm,160GB,7200rpm 7200rpm,250GB,7200rpm	-					
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5348BEX				黒						
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX				黒						
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				黒						
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD72430FWEX GS-SUD72430FW				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD72430DWEX GS-SUD72430DW				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QW				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き			
	GS-SUD72430MWEX GS-SUD72430MW				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き			
	GS-SUD724300WEX GS-SUD724300W				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻付き			
	GS-SUD72430FYEX GS-SUD72430FY				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD72430DYEX GS-SUD72430DY				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD724300YEX GS-SUD724300Y				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き			
	GS-SUD72430M0YEX GS-SUD72430M0Y				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き			
	GS-SUD72430L0YEX GS-SUD72430L0Y				黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き			
	GS-SUD724300Y0EX GS-SUD724300Y0	黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻付き						
	GS-SUD72430F0EX GS-SUD72430F0	黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD72430D0EX GS-SUD72430D0	黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD72430000EX GS-SUD72430000	黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き						
GS-SUD72430M00EX GS-SUD72430M00	黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き							
GS-SUD72430L00EX GS-SUD72430L00	黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き							
GS-SUD72430000EX GS-SUD72430000	黒			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)							
内蔵AITセット (AIT-1)	GS-SUS735230FWEX GS-SUS735230FW	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUS735230DWEX GS-SUS735230DW	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUS735230QWEX GS-SUS735230QW	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き						
	GS-SUS735230MWEX GS-SUS735230MW	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き						
	GS-SUS7352300WEX GS-SUS7352300W	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x10巻付き						
	GS-SUS735230FYEX GS-SUS735230FY	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUS735230DYEX GS-SUS735230DY	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUS7352300YEX GS-SUS7352300Y	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き						
	GS-SUS735230M0YEX GS-SUS735230M0Y	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き						
	GS-SUS735230L0YEX GS-SUS735230L0Y	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き						
	GS-SUS7352300Y0EX GS-SUS7352300Y0	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + 5.25インチ(SDX1-35C)x5巻付き						
	GS-SUS735230F0EX GS-SUS735230F0	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUS735230D0EX GS-SUS735230D0	黒			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB),AIT用IDEケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き						

分類	形名	希望小売価格 ((税別)は標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4色)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 AB	20 BB	20 GB
システム装置内蔵デバイス									
内蔵A I Tセット (AIT-1)	GS-SUS73523000EX GS-SUS73523000	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUS73523000EX GS-SUS73523000	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS73523L00EX GS-SUS73523L00	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS73523000EX GS-SUS73523000	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル付き	黒			
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A				15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白			
	PC-DC5203	完了しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS				15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DT3158				15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DT3157	完了しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN				17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白			
	PC-DT3171				17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白			
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000				キャビネットタイプ、ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS201-C1BK200	完了しました。			キャビネットタイプ、ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DV0H0-02D1300	完了しました。			2.11TB、2ドライブ	白			
	GT0DV0H0-03D1300	完了しました。			1.88TB、4ドライブ	白			
	GT0DV0H0-05D1300	完了しました。			3.29TB、4ドライブ	白			
	GT0DV0H0-02D130A	完了しました。			2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DV0H0-03D130A	完了しました。			1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DV0H0-05D130A	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き	白			
	GT0DV0H0-05D130F	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き	白			
	GT0DV0E0-02D1300	完了しました。			705GB、2ドライブ	白			
	GT0DV0E0-03D1300	完了しました。			470GB、4ドライブ	白			
	GT0DV0E0-05D1300	完了しました。			940GB、2ドライブ	白			
	GT0DV0E0-02D130A	完了しました。			705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DV0E0-03D130A	完了しました。			470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DV0E0-05D130A	完了しました。			940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き	白			
ケーブル									
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				絞リ5Eシールドケーブル、5m	-			
	GH-LN7E10				絞リ5Eシールドケーブル、10m	-			
	GH-LN7E20				絞リ5Eシールドケーブル、20m	-			
SCS Iケーブル	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用、2.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-			
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m	-			
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m	-			
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBU7050A	完了しました。			500VA/320W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	白			
	GH-SBU7050S1	完了しました。			500VA/320W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白			
	GH-SBU7070A	完了しました。			700VA/450W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	白			
	GH-SBU7070S1	完了しました。			700VA/450W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白			
	GH-SBUK7075A				750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7075S1	完了しました。			750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK7100A				1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7100S1	完了しました。			1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBU7150A				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	白			
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白			
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7150S1	完了しました。			1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH + PowerMonitorHディスプレイ付き	-			

分類	形名	希望小売価格 [[格]]は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.色)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 AB	20 BB	20 GB
無停電電源装置									
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPSインタフェース2ポート拡張用ボード	-			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780		UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット ラック対応 ネット搭載用金具付き			-			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80		無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き			-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き			-			
	GHS-VSUUP81		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き			-			
PowerMonitorHクライアント	GHS-VSUUP91	無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用、10ポート GH-SBUX9150用			-				
その他									
コンソール切替 ユニット(4ポート用)	GH-AT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4ポート用	黒			
	GH-AT7043		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4ポート用	白			
コンソール切替 ユニット(8ポート用)	GH-AT7084	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8ポート用	黒			
	GH-AT7083		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8ポート用	白			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-			
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GSS-VSS7B091	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			内蔵DVD-RAM(GS-UV7080EX)用	-			

HA8000/20W EB,FB,HB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 ((標準価格))	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 EB	20 FB	20 HB
メモリーボード	GS-MJ7256VEX GS-MJ7256V	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256MBx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ7512VEX GS-MJ7512V				512MB(256MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ701GVEX GS-MJ701GV				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ702GVEX GS-MJ702GV				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
拡張ボード	GS-SCS7361AEX GS-SCS7361A	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-			
SCSIボードセット	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-			
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,100BASE-T	-			
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620	PCI,100BASE-SX	-						
SVPボードセット	GS-SCM770015EX GS-SCM770015				PCI,100BASE-T,9.6V 電源ユニット + SVPケーブル付き	-			
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SA GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SA GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SA	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			7200rpm,120GB,7200rpm 7200rpm,160GB,7200rpm 7200rpm,160GB,7200rpm 7200rpm,250GB,7200rpm	-			
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5348BEX				厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	黒			
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換ケーブル付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD7243QFWE GS-SUD7243QFW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD7243QDWE GS-SUD7243QDW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD7243QOWE GS-SUD7243QOW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD7243MOWE GS-SUD7243MOW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUD7243QOYEX GS-SUD7243QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
内蔵AITセット (AIT-1)	GS-SUS73523QFWE GS-SUS73523QFW	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
	GS-SUS73523QDWE GS-SUS73523QDW	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒						
	GS-SUS73523QOWE GS-SUS73523QOW	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒						
	GS-SUS73523MOWE GS-SUS73523MOW	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUS73523QOYEX GS-SUS73523QOY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 7200rpm,100GB,7200rpm + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4色)	システム装置			
			維持保守	出張修理			20 EB	20 FB	20 HB	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵A I Tセット (AIT-1)	GS-SUS73523000EX GS-SUS73523000	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUS73523000EX GS-SUS73523000	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUS73523L00EX GS-SUS73523L00	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUS73523000EX GS-SUS73523000	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル付き	黒				
	GS-SUS73523000EX GS-SUS73523000	完了しました。			ATAPI、AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)、AIT用IDEケーブル付き	黒				
ディスプレイ装置										
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白				
	PC-DC5203	完了しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白				
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白	*5	*5	*5	
	PC-DT315B				15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白				
	PC-DT3157	完了しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白				
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA17ASXN	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白	*5	*5	*5	
	PC-DT3171				17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白				
外付け装置										
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、ディスク1枚搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒				
	GS0BS201-C1BK200	完了しました。			キャビネットタイプ、ディスク1枚搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒				
スイッチングHUB	GH-BH75001	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-				
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-				
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	完了しました。			2.11TB、2ドライブ	白				
	GT0DVDH0-03D1300	完了しました。			1.88TB、4ドライブ	白				
	GT0DVDH0-05D1300	完了しました。			3.29TB、4ドライブ	白				
	GT0DVDH0-02D130A	完了しました。			2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白				
	GT0DVDH0-03D130A	完了しました。			1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白				
	GT0DVDH0-05D130A	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き	白				
	GT0DVDH0-05D130F	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き	白				
	GT0DVDE0-02D1300	完了しました。			705GB、2ドライブ	白				
	GT0DVDE0-03D1300	完了しました。			470GB、4ドライブ	白				
	GT0DVDE0-05D1300	完了しました。			940GB、2ドライブ	白				
	GT0DVDE0-02D130A	完了しました。			705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白				
	GT0DVDE0-03D130A	完了しました。			470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白				
	GT0DVDE0-05D130A	完了しました。			940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き	白				
ケーブル										
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			カテゴリ5Eシールドケーブル、5m	-				
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m	-				
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m	-				
SCS Iケーブル	GH-LX7200			DVDドライブ装置接続用、2.0m	-					
UPS接続ケーブル	GH-LU7100			UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-					
	GH-LU7200			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m	-					
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103			ケーブル切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m	-					
無停電電源装置										
無停電電源装置	GH-SBU7050A	完了しました。			500VA/320W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	白				
	GH-SBU7050S1	完了しました。			500VA/320W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白				
	GH-SBU7070A	完了しました。			700VA/450W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	白				
	GH-SBU7070S1	完了しました。			700VA/450W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白				
	GH-SBUK7075A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒				
	GH-SBUK7075S1	完了しました。			750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒				
	GH-SBUK7100A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒				
	GH-SBUK7100S1		完了しました。			1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBU7150A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	白				
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白				
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒				
	GH-SBUK7150S1		完了しました。			1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK9150S1		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1500VA/1050W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUK9150S2					1500VA/1050W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH + PowerMonitorHライアント付き	-			

*5: Windows Server 2003等(Windows 2000 Serverがカテゴリー代行業者付き)モデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格 [[格]は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 EB	20 FB	20 HB
無停電電源装置									
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPSインタフェース2ポート拡張用ボード	-			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780		UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット ラッチ付 ネット搭載用金具付き			-			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80		無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き			-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き			-			
	GHS-VSUUP81		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き			-			
PowerMonitorHクライアント	GHS-VSUUP91	無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用、10インチ GH-SBUX9150用			-				
その他									
コンソール切替 ユニット(4ポート用)	GH-AT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4ポート用	黒			
	GH-AT7043		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4ポート用	白			
コンソール切替 ユニット(8ポート用)	GH-AT7084	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8ポート用	黒			
	GH-AT7083		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8ポート用	白			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-			
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GSS-VSS7B091	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			内蔵DVD-RAM(GS-UV7080EX)用	-			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色4色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			30 AB	30 BB
システム装置内蔵デバイス								
内蔵A I Tセット (AIT-1)	GS-SUS73533QFOEX GS-SUS73533QFO	完了しました。			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS73533QDOEX GS-SUS73533QDO	完了しました。			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS73533QOEX GS-SUS73533QO	完了しました。			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS73533MOEX GS-SUS73533MO	完了しました。			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS73533LOEX GS-SUS73533LO	完了しました。			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS73533OEX GS-SUS73533O	完了しました。			ATAPI,AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)	黒		
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白		
	PC-DC5203	完了しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DT3157	完了しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白		
PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白			
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	完了しました。			キャビネットタイプ、ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップディスク搭載用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
	GS0BS202-R2BK000	完了しました。			バックアップディスク搭載用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
	GS0BS201-C1BK200	完了しました。			キャビネットタイプ、ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS201-R1BK200	完了しました。			バックアップディスク搭載用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
GS0BS201-R2BK200	完了しました。			バックアップディスク搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
スイッチングHUB	GH-BH75001	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T	完了しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DDVHO-02D1300	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ	白		
	GT0DDVHO-03D1300	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ	白		
	GT0DDVHO-05D1300	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ	白		
	GT0DDVHO-02D130A	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVHO-03D130A	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVHO-05D130A	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVHO-05D130F	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白		
	GT0DVDE0-02D1300	完了しました。			705GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVDE0-03D1300	完了しました。			470GB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDE0-05D1300	完了しました。			940GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVDE0-02D130A	完了しました。			705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDE0-03D130A	完了しました。			470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDE0-05D130A	完了しました。			940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
ケーブル								
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	完了しました。			カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-		
	GH-LN7E10	完了しました。			カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-		
	GH-LN7E20	完了しました。			カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-		
SCSIケーブル	GH-LX7200	完了しました。			DVDドライブ装置接続用, 2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	完了しました。			システムアラートユニット接続用, 3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS I/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	*1	*1
	GH-LU7200	完了しました。			UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	完了しました。			ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300	完了しました。			キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-		
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	完了しました。			ケーブル切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m	-	*1	*1
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7050A	完了しました。			500VA/320W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	白		
	GH-SBU7050S1	完了しました。			500VA/320W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白		
	GH-SBU7070A	完了しました。			700VA/450W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	白		
	GH-SBU7070S1	完了しました。			700VA/450W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白		
	GH-SBUK7075A	完了しました。			750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7075S2	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7075S1	完了しました。			750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税別)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※F48)	システム装置				
			維持保守	出張修理			30 AB	30 BB			
無停電電源装置											
無停電電源装置	GH-SBUK7100A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1000VA/670W, キーボード ネットタイ	黒					
	GH-SBUK7100S2				UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7100S1	完了しました。			1000VA/670W, キーボード ネットタイ	黒					
	GH-SBU7150A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBU7150S1				完了しました。			1000VA/670W, キーボード ネットタイ	黒		
	GH-SBUK7150A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒					
	GH-SBUK7150S2				完了しました。			1200VA/980W, キーボード ネットタイ	黒		
	GH-SBUK7150S1	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7215A				完了しました。			1200VA/980W, キーボード ネットタイ	黒		
	GH-SBUR7215S2	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1			
	GH-SBUR7215S1				完了しました。			1200VA/980W, キーボード ネットタイ	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1			
	GH-SBUR7131S2				完了しました。			2250VA/2250W, ラックマウントタイプ	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S1	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1			
	GH-SBUK9150S1				完了しました。			2250VA/2250W, ラックマウントタイプ	黒	*1	*1
	GH-SBUK9150S2	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	-					
	GH-SBUR9150S1				完了しました。			1500VA/1050W, キーボード ネットタイ	-		
	GH-SBUR9150S2	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-					
	GH-SBUR9150S1				完了しました。			1500VA/1050W, キーボード ネットタイ	-		
	GH-SBUR9150S2	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-	*1	*1			
	GH-SBUR9150S1				完了しました。			1500VA/1050W, ラックマウントタイプ	-	*1	*1
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-	*1	*1			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				完了しました。			UPSクワイアースポート拡張ボード	-		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPSクワイアースポート拡張ユニット	-					
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				完了しました。			ラックマウント搭載用金具付き	-		
	GHS-VSUUP81	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)	-					
PowerMonitorHクワイア ント	GHS-VSUUP91				完了しました。			UPS接続ケーブル付き	-		
		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)	-					
					完了しました。			UPS接続ケーブル付き	-		
		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用, 107インチ	-					
					完了しました。			GH-SBUx9150用	-		
ラック関連											
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(16"ラックマウントタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1			
	GH-SRK7165BK				完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(16"ラックマウントタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1			
	GH-RK7165BK				完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK				完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1			
	GH-RS7165BK				完了しました。			16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK				完了しました。			16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	*1	*1			
	GH-RD7165BK				完了しました。			16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1			
ブランクパネル	GH-RP7011BK				完了しました。			1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1			
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				完了しました。			システムアラートユニット	黒	*1	*1
K Bマウス収納 ユニット	GH-RK7001BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キーボード, マウス収納ユニット	黒	*1	*1			
H U B収納ユニット	GH-RH7100BK				完了しました。			キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒	*1	*1
	GH-RH7201BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	*1	*1			
	GH-RH7201BK				完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			アクトレット 6口, プレーン型付き	黒	*1	*1			
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				完了しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5203, PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
	GH-RL7500BK				完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157, PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + ボイテイングディスプレイ, 1U	黒	*1	*1			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8" - トリプル切替ユニット付き)	GH-RLK7221				完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + ボイテイングディスプレイ, 1U 8" - トリプル切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4" - トリプル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + ボイテイングディスプレイ, 1U 4" - トリプル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒	*1	*1			
	GH-SRLK7220				完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + ボイテイングディスプレイ, 1U 4" - トリプル切替ユニット(GH-AT7043)付き	黒	*1	*1

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N: ¥48)	システム装置	
			維持保守	出張修理			30 AB	30 BB
ラック関連								
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK)搭載用変換金具	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(48"ト用)	GH-SAT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 48"ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
	GH-SAT7043	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 48"ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	白	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(88"ト用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 88"ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
	GH-SAT7083							
コンソール切替ユニット ラックマウントキット 30専用	GH-AU7620BK	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			30サイズ装置専用ラックマウントキット	黒	*1	*1
ラックマウントキット	GS-AU7A80BK					黒	*1	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキャビネットへの流通オプション品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット	黒	*1	*1
その他								
コンソール切替 ユニット(48"ト用)	GH-AT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48"ト用	黒		
	GH-AT7043	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48"ト用	白		
コンソール切替 ユニット(88"ト用)	GH-AT7084	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88"ト用	黒		
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88"ト用	白		
ソフトウェアバックアップ	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-		
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GSS-VSS7B091	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			内蔵DVD-RAM(GS-UV7080EX)用	-		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W KB,UB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 ((標)は標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KB	70 UB
メモリーボード	GS-MJ7256VEX GS-MJ7256V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256Mx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7512VEX GS-MJ7512V				512MB(256Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ701GVEX GS-MJ701GV				1GB(512Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ702GVEX GS-MJ702GV				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
拡張ボード	ディスクアレイ コントローラボード SCSIボードセット SCSIボード LANボード LANボード LANボード Fibre Channel ボード SVPボードセット	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-		
SCSIボードセット	GS-SCS7361BEX GS-SCS7361B				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-		
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-		
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T	-		
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-		
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620				PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GS-C07211EX GS-C07211				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel CR80(CR804)接続用	-		
Fibre Channel ボード	GS-C07202EX GS-C07202				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel SANRISE接続用	-		
Fibre Channel ボード	GS-C07301EX GS-C07301				PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel デュアルポート,SANRISE接続用	-		
SVPボードセット	GS-SCM770018EX GS-SCM770018 GS-SCM771018EX GS-SCM771018	PCI,10-ブザイ,サーバ専用 電源ユニット + SVPR4070 の 5M 付き PCI,10-ブザイ,サーバ専用 電源ユニット + SVPR4070 の 5M + 外部筐体連動機能付き	-					
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7360TEX GS-UH7360TRX GS-UH7360T GS-UH773UEX GS-UH773URX GS-UH773U				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7146UEX GS-UH7146URX GS-UH7146U				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7300UEX GS-UH7300URX GS-UH7300U				Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH773VEX GS-UH773VRX GS-UH773V				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7146VEX GS-UH7146VRX GS-UH7146V				Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SARX GS-SUH7120SA				シリアルATA,120GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-		
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SARX GS-SUH7160SA				シリアルATA,160GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-		
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SARX GS-SUH7250SA				シリアルATA,250GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-		
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5348BEX				厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速			黒
内蔵DVD-RAM セット	GS-UV7080EX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未検証 Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換アダプタ付き			黒
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0WEX GS-SUD77243Q0W				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0WEX GS-SUD77243Q0W				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)付き
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243M0WEX GS-SUD77243M0W				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		CD同梱)付き
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243L0YEX GS-SUD77243L0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		CD同梱)付き			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		CD同梱)付き			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243M0YEX GS-SUD77243M0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		CD同梱)付き			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243L0YEX GS-SUD77243L0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		CD同梱)付き			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243M0YEX GS-SUD77243M0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243L0YEX GS-SUD77243L0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		CD同梱)			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		CD同梱)			

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (R148)	システム装置			
			維持保守	出張修理			70 KB	70 UB		
システム装置内蔵デバイス										
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77264QFWE GS-SUD77264QFW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77264QDIWE GS-SUD77264QDIW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77264QOWE GS-SUD77264QOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77264MOWE GS-SUD77264MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77264OYWE GS-SUD77264OYW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻付き	黒				
	GS-SUD77264QFYWE GS-SUD77264QFYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77264QDYWE GS-SUD77264QDYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77264QYWE GS-SUD77264QYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77264MOWE GS-SUD77264MOW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77264LOYE GS-SUD77264LOY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77264OYWE GS-SUD77264OYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻付き	黒				
	GS-SUD77264QFWE GS-SUD77264QFW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77264QDEWE GS-SUD77264QDEW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77264QOWE GS-SUD77264QOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUD77264MOWE GS-SUD77264MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77264LOYE GS-SUD77264LOY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77264OYWE GS-SUD77264OYW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒				
	内蔵A I Tセット (AIT-2)		GS-SUS75013QFWE GS-SUS75013QFW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
			GS-SUS75013QDIWE GS-SUS75013QDIW				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		
			GS-SUS75013QOWE GS-SUS75013QOW				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUS75013MOWE GS-SUS75013MOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013OYWE GS-SUS75013OYW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻付き	黒				
GS-SUS75013QFYWE GS-SUS75013QFYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75013QDYWE GS-SUS75013QDYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75013QYWE GS-SUS75013QYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75013MOWE GS-SUS75013MOW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013LOYE GS-SUS75013LOY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013OYWE GS-SUS75013OYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻付き	黒				
GS-SUS75013QFWE GS-SUS75013QFW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75013QDEWE GS-SUS75013QDEW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75013QOWE GS-SUS75013QOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GS-SUS75013MOWE GS-SUS75013MOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013LOYE GS-SUS75013LOY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013OYWE GS-SUS75013OYW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒				
内蔵L T Oセット (Ultrium1 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ)		GS-SUU71023QFWE GS-SUU71023QFW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU71023QDIWE GS-SUU71023QDIW				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU71023QOWE GS-SUU71023QOW				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU71023MOWE GS-SUU71023MOW				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU71023OYWE GS-SUU71023OYW				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x10巻付き	黒				
	GS-SUU71023QFYWE GS-SUU71023QFYW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU71023QDYWE GS-SUU71023QDYW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU71023QYWE GS-SUU71023QYW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU71023MOWE GS-SUU71023MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU71023LOYE GS-SUU71023LOY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU71023OYWE GS-SUU71023OYW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7(LTOU1/100)x5巻付き	黒				

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (R14色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KB	70 UB
システム装置内蔵デバイス								
内蔵LTOセット (Ultrium1 7.5mm)	GS-SUU710230FOEX GS-SUU710230FO	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.5mm)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU710230DOEX GS-SUU710230DO		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.5mm)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU710230QOEX GS-SUU710230QO		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.5mm)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUU710230MOEX GS-SUU710230MO		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.5mm)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU710230LOEX GS-SUU710230LO		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.5mm)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU710230OEX GS-SUU710230O		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.5mm)内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	GS-SUU710230QOEX GS-SUU710230QO		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.5mm)内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.5mm)	GS-SUU720240FWEX GS-SUU720240FW	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU720240OOWEX GS-SUU720240OOW		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x10巻付き	黒				
	GS-SUU720240FYEX GS-SUU720240FY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU720240DYEX GS-SUU720240DY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU720240QYEX GS-SUU720240QY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUU720240MYEX GS-SUU720240MY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU720240LYEX GS-SUU720240LY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU720240OYEX GS-SUU720240OY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾞｲﾌ(LTO2/200)x5巻付き	黒				
	GS-SUU720240FOEX GS-SUU720240FO		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU720240DOEX GS-SUU720240DO		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GS-SUU720240MOEX GS-SUU720240MO	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
GS-SUU720240LOEX GS-SUU720240LO	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
GS-SUU720240OEX GS-SUU720240O	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒						
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶﾞｰﾈｲｼﾝｸﾞ,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DC5203	完了しました。			15型ｶﾞｰﾈｲｼﾝｸﾞ,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3157	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	白		
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000		ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒				
	GS0BS202-R2BK000		ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1		
	GS0BS201-C1BK200		完了しました。	ｷﾞﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS201-R1BK200		完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
	GS0BS201-R2BK200		完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140)付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R1BK100		ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4		
	GHORR164-R2BK100		ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4		
	GHORR164-C1BK200		完了しました。	ｷﾞﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7150)付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R1BK200		完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R2BK200		完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR163-C1BK200		完了しました。	ｷﾞﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7120)付き	黒	*4	*4	
	GHORR163-R1BK200		完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR163-R2BK200		完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7120) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR163-C1BK300		完了しました。	ｷﾞﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140)付き	黒	*4	*4	
	GHORR163-R1BK300		完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
GHORR163-R2BK300	完了しました。	ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4			
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾌﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
	GHODK801-R000801		ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ,3U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	*1			

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 (円)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (円)は標準価格	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KB	70 UB
外付け装置								
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx	完了しました。			ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒	*1	*1
	GH-SRUU72102xxx	完了しました。			ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装x2	黒	*1	*1
	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白	*1	*1
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装x2	白	*1	*1
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx	完了しました。			ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装 GH-SRUU72101xxx増設用	黒	*1	*1
	GH-xFU7210x	完了しました。			キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白	*1	*1
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒	*1	*1
	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				拡張ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ	白		
	GTODVDH0-03D1300	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ	白		
	GTODVDH0-05D1300	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ	白		
	GTODVDH0-02D130A	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-03D130A	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130A	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130F	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白		
	GTODVDE0-02D1300	完了しました。			705GB, 2ドライブ	白		
	GTODVDE0-03D1300	完了しました。			470GB, 4ドライブ	白		
	GTODVDE0-05D1300	完了しました。			940GB, 2ドライブ	白		
	GTODVDE0-02D130A	完了しました。			705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDE0-03D130A	完了しました。			470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDE0-05D130A	完了しました。			940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GBフレイ(160GBx3)	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA00800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA02514				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GBフレイ(160GBx3)	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA02800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 3500GBフレイ(250GBx15)	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2250GBフレイ(250GBx10)	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1000GBフレイ(250GBx5)	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2240GBフレイ(160GBx15)	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1440GBフレイ(160GBx10)	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 640GBフレイ(160GBx5)	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9500V) ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9900V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE9500V	-		
	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE9970V/9980V	-		
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7101	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスクユニット接続用, 1.0m	-		
	GH-LA7301				LTOチェンジャー接続用, 3.0m	-		
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m	-		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 ((税別標準価格))	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KB	70 UB
ケーブル								
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル(光ケーブル) 5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル(光ケーブル) 10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル(LC-LC光ケーブル) 5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル(LC-LC光ケーブル) 10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル(LC-LC光ケーブル) 20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル(LC-SC光ケーブル) 5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル(LC-SC光ケーブル) 10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル(LC-SC光ケーブル) 20.0m SANRISE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270/リム-ノブ デバイスユニット(GHRR163) - リム-ノブ デバイスユニット(GHRR163)間接続用, 2.0m	-		
	GH-LY7140				270/リム-ノブ デバイスユニット(GHRR163) - CR80(CR804)/デバイスユニット(DK801)/リム-ノブ デバイスユニット(GHRR164)間接続用, 2.0m	-		
	GH-LY7150				70/110/130/CR80(CR804)/デバイスユニット(DK801)/リム-ノブ デバイスユニット(GHRR164) - CR80(CR804)/デバイスユニット(DK801)/リム-ノブ デバイスユニット(GHRR164)間接続用, 2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用, 3.0m	-		
	UPS接続ケーブル				UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
	GH-LK7300				キーボードケーブル延長用, 2.0m	-		
PS2KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7070A		完了しました。		700VA/450W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	白		
	GH-SBU7070S1		完了しました。		700VA/450W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白		
	GH-SBUK7075A				750VA/500W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7075S1		完了しました。		750VA/500W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7100A				1000VA/670W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7100S1		完了しました。		1000VA/670W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBU7150A				1200VA/980W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	白		
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白		
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150S1		完了しました。		1200VA/980W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S1		完了しました。		1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S1		完了しました。		2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, キビ ネットタイ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHリアライアント付き	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHリアライアント付き	-	*1	*1
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード	-	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPS拡張ユニット	-		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				ラックマウント拡張ユニット ラックマウント搭載用金具付き 無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81		完了しました。		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHリアライアント	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアリアライアント用, 107代入 GH-SBUK9150用	-		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KB	70 UB
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(リネンゲメタルアライ)、 ラックサイドラック(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(リネンゲメタルアライ)、 ラックサイドラック(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドラック(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドラック(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドラック(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックドア	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用) バックドア	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK	16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1			
ブランクパネル	GH-RP7011BK	1U用	黒	*1	*1			
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1			
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	システムアラートユニット	黒	*1	*1			
K B マウス収納 ユニット	GH-RK7001BK	キーボード、マウス収納ユニット	黒	*1	*1			
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き スイッチング HUB(BH7524、GH-BH7626T) 収納用	黒	*1	*1			
	GH-RH7201BK	スイッチング HUB(GH-BH75001、GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1			
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	アクトレット 6口、ブレーキイッテ付き	黒	*1	*1			
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203、PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS、PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
	GH-RL7500BK	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157、PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
ディスプレイ / キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U	黒	*1	*1			
ディスプレイ / キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7221	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1			
ディスプレイ / キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付き)	GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 4インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1			
	GH-SRLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 4インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1			
変換ブラケット	GH-AU7621	ディスプレイ / キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1	*1			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044)、4インチ用、2U ラックキャビネット + キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1		
	GH-SAT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4インチ用、2U ラックキャビネット + キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	白	*1	*1		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084)、8インチ用、2U キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1		
	GH-SAT7083		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8インチ用、2U キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	白	*1	*1		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具、フロントラック)	黒	*1	*1			
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1			
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ラックキャビネットへの流通用ネジ、ワッシャー、ナットのセット	黒	*1	*1		
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785	70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1	*1			
	GH-AU7662	バックドアキャビネット、リアパネルの取付けキット、 LTOジェンチャーユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1			
	GH-AU7663	コンソール切替ユニット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1			
	GH-AU7664	キーボード / マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1			
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチ用	黒				
	GH-AT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチ用	白				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチ用	黒				
	GH-AT7083		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチ用	白				
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完了しました。	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-				
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GSS-VSS7B091	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	内蔵DVD-RAM(GS-UV7080EX)用	-				

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W PB, TB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PB	70 TB
プロセッサ	GS-ECSPX3P0QAEX GS-ECSPX3P0QA	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(3.0GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
プロセッサ	GS-ECSPX3P4QAEX GS-ECSPX3P4QA				Xeon(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
プロセッサ	GS-ECSPX3P6QAEX GS-ECSPX3P6QA				Xeon(3.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
メモリーボード	GS-MJ7512NEX GS-MJ7512N	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7016NEX GS-MJ7016N				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7026NEX GS-MJ7026N				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7046NEX GS-MJ7046N				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7046NEX GS-MJ7046N				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
拡張ボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1ヶ挿入,キャッシュ64MB	-		
ディスクアレイ コントローラボード	GS-SCS7361BEX GS-SCS7361B				PCI,Ultra320 SCSI,1ヶ挿入 SCSI(Wide)ケーブル付き	-		
SCSIボードセット	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1ヶ挿入	-		
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1ヶ挿入	-		
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,1ヶ挿入,100BASE-TX/10BASE-T	-		
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,1ヶ挿入,1000BASE-T	-		
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620				PCI,1ヶ挿入,1000BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GS-CC7211EX GS-CC7211				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用	-		
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANR1SE接続用	-		
Fibre Channel ボード	GS-CC7301EX GS-CC7301				PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF デュアルポート,SANR1SE接続用	-		
SVPボードセット	GS-SCM770019EX GS-SCM770019				PCI,1ヶ挿入,9.5インチベイ 電源ユニット + SVPケーブルの取り付け	-		
SVPボードセット	GS-SCM771019EX GS-SCM771019				PCI,1ヶ挿入,9.5インチベイ 電源ユニット + SVPケーブルの取り付け + 外部筐体運動機能付き	-		
SVPボードセット	GS-SCM770017EX GS-SCM770017				PCI,1ヶ挿入,9.5インチベイ 電源ユニット + SVPケーブルの取り付け	-		
SVPボードセット	GS-SCM771017EX GS-SCM771017			PCI,1ヶ挿入,9.5インチベイ 電源ユニット + SVPケーブルの取り付け + 外部筐体運動機能付き	-			
システム装置内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GS-UH7360TEX GS-UH7360TRX GS-UH7360T	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH773TEX GS-UH773TRX GS-UH773T				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7146TEX GS-UH7146TRX GS-UH7146T				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7300TEX GS-UH7300TRX GS-UH7300T				Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH773VEX GS-UH773VRX GS-UH773V				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7146VEX GS-UH7146VRX GS-UH7146V				Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SARX GS-SUH7120SA				7.5インチ SATA,120GB,7200r/min 7.5インチ SATA 1/Fケーブル付き	-		
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SARX GS-SUH7160SA				7.5インチ SATA,160GB,7200r/min 7.5インチ SATA 1/Fケーブル付き	-		
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SARX GS-SUH7250SA				7.5インチ SATA,250GB,7200r/min 7.5インチ SATA 1/Fケーブル付き	-		
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5348BEX				厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒		
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未検証	黒		
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243QF/WEX GS-SUD77243QF/W				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243QD/WEX GS-SUD77243QD/W			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243QO/WEX GS-SUD77243QO/W			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243MO/WEX GS-SUD77243MO/W			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243OO/WEX GS-SUD77243OO/W			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243QFYEX GS-SUD77243QFY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243QDYEX GS-SUD77243QDY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243QOYEX GS-SUD77243QOY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243MOYEX GS-SUD77243MOY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243LOYEX GS-SUD77243LOY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77243OOYEX GS-SUD77243OOY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5.25インチ(HS-4/170S)x5巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※48)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PB	70 TB
システム装置内蔵デバイス								
内蔵D A Tセット (DAT72)	GS-SUD772430FOEX GS-SUD772430FO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD772430DOEX GS-SUD772430DO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD772430QOEX GS-SUD772430QO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD772430MOEX GS-SUD772430MO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD772430LOEX GS-SUD772430LO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD772430OOEX GS-SUD772430OO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		
	GS-SUD772640FVEX GS-SUD772640FV				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUD772640QVEX GS-SUD772640QV	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒						
GS-SUD772640OVEX GS-SUD772640OV	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
GS-SUD772640LVEX GS-SUD772640LV	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
GS-SUD772640YVEX GS-SUD772640YV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUD772640YVEX GS-SUD772640YV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUD772640QVEX GS-SUD772640QV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUD772640OVEX GS-SUD772640OV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD772640LVEX GS-SUD772640LV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD772640YVEX GS-SUD772640YV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
GS-SUD772640FVEX GS-SUD772640FV	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUD772640QVEX GS-SUD772640QV				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUD772640OVEX GS-SUD772640OV				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUD772640LVEX GS-SUD772640LV				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD772640YVEX GS-SUD772640YV				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD772640QVEX GS-SUD772640QV				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装	黒			
GS-SUD772640OVEX GS-SUD772640OV				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装	黒			
内蔵A I Tセット (AIT-1)	GS-SUS735430FVEX GS-SUS735430FV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS735430QVEX GS-SUS735430QV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS735430OVEX GS-SUS735430OV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS735430LVEX GS-SUS735430LV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS735430YVEX GS-SUS735430YV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x10巻付き	黒		
	GS-SUS735430FVEX GS-SUS735430FV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS735430QVEX GS-SUS735430QV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS735430OVEX GS-SUS735430OV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS735430LVEX GS-SUS735430LV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS735430YVEX GS-SUS735430YV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS735430QVEX GS-SUS735430QV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX1-35C)x5巻付き	黒		
	GS-SUS735430OVEX GS-SUS735430OV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS735430LVEX GS-SUS735430LV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS735430YVEX GS-SUS735430YV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS735430QVEX GS-SUS735430QV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS735430LVEX GS-SUS735430LV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS735430YVEX GS-SUS735430YV	完了しました。	完了しました。	完了しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)	黒		
内蔵A I Tセット (AIT-2)	GS-SUS750130FVEX GS-SUS750130FV	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS750130QVEX GS-SUS750130QV				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS750130OVEX GS-SUS750130OV				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS750130LVEX GS-SUS750130LV				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS750130YVEX GS-SUS750130YV				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (R148)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 PB	70 TB	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 A I T セット (AIT-2)	GS-SUS750130FYEX GS-SUS750130FY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 対応 7 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS750130DYEX GS-SUS750130DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 対応 7 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS750130EYEX GS-SUS750130EY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 対応 7 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUS750130MYEX GS-SUS750130MY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 対応 7 (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130LYEX GS-SUS750130LY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 対応 7 (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130OYEX GS-SUS750130OY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 対応 7 (SDX2-50C)x5巻付き	黒			
	GS-SUS750130F0EX GS-SUS750130F0				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS750130D0EX GS-SUS750130D0				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS750130O0EX GS-SUS750130O0				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUS750130M0EX GS-SUS750130M0				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130L0EX GS-SUS750130L0				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130O0EX GS-SUS750130O0				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
			・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。						
	内蔵 L T O セット (Ultrium1 7.2バイト)	GS-SUU710230FYEX GS-SUU710230FY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU710230DYEX GS-SUU710230DY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU710230EYEX GS-SUU710230EY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GS-SUU710230MYEX GS-SUU710230MY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUU710230LYEX GS-SUU710230LY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU710230OYEX GS-SUU710230OY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU1/100)x10巻付き	黒			
GS-SUU710230F0EX GS-SUU710230F0					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU710230D0EX GS-SUU710230D0					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU710230O0EX GS-SUU710230O0					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU710230M0EX GS-SUU710230M0					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU710230L0EX GS-SUU710230L0					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU710230O0EX GS-SUU710230O0					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7.2バイト), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU1/100)x10巻付き	黒			
		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。							
内蔵 L T O セット (Ultrium2 7.2バイト)		GS-SUU720240FYEX GS-SUU720240FY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU720240DYEX GS-SUU720240DY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU720240EYEX GS-SUU720240EY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GS-SUU720240MYEX GS-SUU720240MY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUU720240LYEX GS-SUU720240LY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240OYEX GS-SUU720240OY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SUU720240F0EX GS-SUU720240F0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720240D0EX GS-SUU720240D0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720240O0EX GS-SUU720240O0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720240M0EX GS-SUU720240M0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240L0EX GS-SUU720240L0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240O0EX GS-SUU720240O0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 7 (LTOU2/200)x10巻付き	黒			
			・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。						

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N:4色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PB	70 TB
電源ユニット								
電源ユニット	GS-BP220EX GS-BP220	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-		
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶﾞｰﾈﾙﾀﾞｲｸﾞﾈｯﾄ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白		
	PC-DC5203	完了しました。			15型ｶﾞｰﾈﾙﾀﾞｲｸﾞﾈｯﾄ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS PC-DT3158 PC-DT3157	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応 15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応 15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白 白 白		
	PC-DTA17ASXN PC-DT3171	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応 17型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白 白		
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000 GS0BS202-R1BK000 GS0BS202-R2BK000 GS0BS201-C1BK200 GS0BS201-R1BK200 GS0BS201-R2BK200	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ	黒 黒 黒 黒 黒 黒		
	GHORR164-C1BK100 GHORR164-R1BK100 GHORR164-R2BK100 GHORR164-C1BK200 GHORR164-R1BK200 GHORR164-R2BK200 GHORR163-C1BK200 GHORR163-R1BK200 GHORR163-R2BK200 GHORR163-C1BK300 GHORR163-R1BK300 GHORR163-R2BK300	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ	黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100 GHORR164-R1BK100 GHORR164-R2BK100 GHORR164-C1BK200 GHORR164-R1BK200 GHORR164-R2BK200 GHORR163-C1BK200 GHORR163-R1BK200 GHORR163-R2BK200 GHORR163-C1BK300 GHORR163-R1BK300 GHORR163-R2BK300	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸ搭載ｷﾞﾞ ﾄﾞｰﾌﾞ	黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒		
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801 GHODK801-R000801	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7101)x1本付き ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,3U,ﾃﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIｷｰﾌﾟﾙ(GH-LA7101)x1本付き	黒 黒		
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx GH-SRUU72102xxx GH-SRUU71101xxx GH-SRUU71102xxx	完了しました。			ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装 ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装x2 ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装x2	黒 黒 白 白		
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx GH-xFU7210x GH-SRUU7110Axxx GH-xFU7110x GH-SGVxx-L110RD GH-SGVxx-L110SD	完了しました。			ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装 GH-SRUU72101xxx増設用 ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装 ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 GH-SRUU71101xxx増設用 ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 ﾗｯｸﾜｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装 ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒 黒 白 白 黒 黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001 GH-BH75161 GH-BH7524 GH-BH7626T				8* -ﾄ(10Mbps/100Mbps) 16* -ﾄ(10Mbps/100Mbps) 24* -ﾄ(10Mbps/100Mbps) 24* -ﾄ(10Mbps/100Mbps) + 2* -ﾄ(1Gbps[1000BASE-T])	- - - -		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200 HT-4990-SW3802 HT-4990-SW3250 HT-4990-SW3850	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8* -ﾄ(F/FC-AL),2Gbps,SFPなし 16* -ﾄ(F/FC-AL),2Gbps,SFP付き 8* -ﾄ(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き 16* -ﾄ(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	- - - -		
ショートウェブ SFP	HT-F4990-SFPS				ｼョｰﾄﾜｰﾌﾞ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				ｶﾞﾞﾈｯﾄ -ﾄ(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7* -ﾄ迄)	-		
DVDライブラリ装置 (ｷﾞﾞﾈｯﾄﾀﾞｲｸﾞ)	GTODVDH0-02D1300 GTODVDH0-03D1300 GTODVDH0-05D1300 GTODVDH0-02D130A GTODVDH0-03D130A GTODVDH0-05D130A GTODVDH0-05D130F	完了しました。			2.11TB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 1.88TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 2.11TB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き 1.88TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き 3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体100枚付き 3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体350枚付き	白 白 白 白 白 白 白		

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : SVPボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PB	70 TB
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUK7150A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W, キーボードネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, キーボードネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150S1	完了しました。			1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S1	完了しました。			1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S1	完了しました。			2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUK9150S1	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1500VA/1050W, キーボードネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, キーボードネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-	*1	*1
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースボード拡張用ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェースボード拡張用ユニット	-		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHクワイアント	GHS-VSUUP91	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用, 105インチ GH-SBUK9150用	-		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハッチングメタルタイプ	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用) ハッチングメタルタイプ	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
ブラックパネル	GH-RP7011BK	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラート用ユニット	黒	*1	*1
K B マウス収納 ユニット	GH-RK7001BK				キーボード, マウス収納用ユニット キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 付き	黒	*1	*1
HUB 収納ユニット	GH-RH7100BK				スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	*1	*1
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトレット 6口, プレー加工付き	黒	*1	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置(PC-DC5203, PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置(PC-DT15AXGS, PC-DT17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157, PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1
	GH-SRLK7220				完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット付き

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N:黒)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PB	70 TB
ラック関連								
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK)搭載用変換金具	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(48"ト用)	GH-SAT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 48"ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
	GH-SAT7043	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 48"ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	白	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(88"ト用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 88"ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 88"ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	白	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(48"ト用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1	*1
ラックマウントキット	GS-AU7549				システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, 700mm 補)	黒	*1	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックキャビネットへの流通オプション品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット	黒	*1	*1
RACK MOUNT KIT (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785				70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1	*1
	GH-AU7662				バックアップキャビネット, Uレール, ディスケット, LTOチャンジャーユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット(48"ト用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7664				キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
その他								
コンソール切替 ユニット(48"ト用)	GH-AT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48"ト用	黒		
	GH-AT7043	完売しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48"ト用	白		
コンソール切替 ユニット(88"ト用)	GH-AT7084	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88"ト用	黒		
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88"ト用	白		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-		
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GSS-VSS7B091	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			内蔵DVD-RAM(GS-UV7080EX)用	-		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (R148)	システム装置 70 SB	
			維持保守	出張修理				
システム装置内蔵デバイス								
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77264QF/WEX GS-SUD77264QF/W	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
	GS-SUD77264QD/WEX GS-SUD77264QD/W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
	GS-SUD77264QO/WEX GS-SUD77264QO/W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)付き	
	GS-SUD77264MO/WEX GS-SUD77264MO/W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77264OY/WEX GS-SUD77264OY/W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻付き	黒		
	GS-SUD77264QFYEX GS-SUD77264QFY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
	GS-SUD77264QDYEX GS-SUD77264QDY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
	GS-SUD77264QYEX GS-SUD77264QY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)付き	
	GS-SUD77264MOYEX GS-SUD77264MOY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77264LOYEX GS-SUD77264LOY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77264OYEX GS-SUD77264OY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻付き	黒		
	GS-SUD77264QFQEX GS-SUD77264QFQ				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77264QDQEX GS-SUD77264QDQ				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77264QOQEX GS-SUD77264QOQ				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77264MOQEX GS-SUD77264MOQ				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77264LOYEX GS-SUD77264LOY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77264OYEX GS-SUD77264OY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒		
	GS-SUS75013QF/WEX GS-SUS75013QF/W		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)
	GS-SUS75013QD/WEX GS-SUS75013QD/W					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)
	GS-SUS75013QO/WEX GS-SUS75013QO/W					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)付き
GS-SUS75013MO/WEX GS-SUS75013MO/W				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013QOY/WEX GS-SUS75013QOY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻付き	黒			
GS-SUS75013QFYEX GS-SUS75013QFY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
GS-SUS75013QDYEX GS-SUS75013QDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
GS-SUS75013QOYEX GS-SUS75013QOY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)付き		
GS-SUS75013MOYEX GS-SUS75013MOY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013LOYEX GS-SUS75013LOY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013QOYEX GS-SUS75013QOY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻付き	黒			
GS-SUS75013QFQEX GS-SUS75013QFQ				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013QDQEX GS-SUS75013QDQ				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013QOQEX GS-SUS75013QOQ				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUS75013MOQEX GS-SUS75013MOQ				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013LOYEX GS-SUS75013LOY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013QOYEX GS-SUS75013QOY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
内蔵L T Oセット (Ultrium1 ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ)	GS-SUU71023QF/WEX GS-SUU71023QF/W				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
	GS-SUU71023QD/WEX GS-SUU71023QD/W				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
	GS-SUU71023QO/WEX GS-SUU71023QO/W				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)付き	
	GS-SUU71023MO/WEX GS-SUU71023MO/W			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU71023QOY/WEX GS-SUU71023QOY			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x10巻付き	黒			
	GS-SUU71023QFYEX GS-SUU71023QFY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU71023QDYEX GS-SUU71023QDY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU71023QOYEX GS-SUU71023QOY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUU71023MOYEX GS-SUU71023MOY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU71023LOYEX GS-SUU71023LOY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU71023QOYEX GS-SUU71023QOY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ﾗ-ﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉﾞ ﾉﾞ (LT0U1/100)x5巻付き	黒				

分類	形名	希望小売価格 (税別)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (R148)	システム装置 70 SB	
			維持保守	出張修理				
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 LTOセット (Ultrium1 7-71付)	GS-SUU710230FOEX GS-SUU710230FO	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7-71付)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU710230DOEX GS-SUU710230DO				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7-71付)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU710230QOEX GS-SUU710230QO				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7-71付)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU710230MOEX GS-SUU710230MO				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7-71付)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710230LOEX GS-SUU710230LO				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7-71付)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710230OEX GS-SUU710230O				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7-71付)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	GS-SUU710230QOEX GS-SUU710230QO				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7-71付)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7-71付)	GS-SUU720240FWEX GS-SUU720240FW	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240MEX GS-SUU720240M				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240FYEX GS-SUU720240FY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720240DYEX GS-SUU720240DY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720240QYEX GS-SUU720240QY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240MYEX GS-SUU720240MY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240LYEX GS-SUU720240LY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240YEX GS-SUU720240Y				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240FOEX GS-SUU720240FO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720240DOEX GS-SUU720240DO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240MOEX GS-SUU720240MO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240LOEX GS-SUU720240LO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240OEX GS-SUU720240O				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	電源ユニット							
電源ユニット	GS-BP2220EX GS-BP2220	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-		
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ワイド液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白		
	PC-DC5203	完了しました。			15型ワイド液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DT15AXGS	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	白	*5	
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DT3157	完了しました。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DT17ASXN	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白	*5	
PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白			
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000				ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GS0BS202-R2BK000				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GS0BS201-C1BK200				キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS201-R1BK200				ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GS0BS201-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GS0BS201-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140)付き	黒	*4	
	GHORR164-R1BK100				ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK100				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-C1BK200				キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150)付き	黒	*4	
	GHORR164-R1BK200				ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR163-C1BK200				完了しました。	キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7120)付き	黒	*4
	GHORR163-R1BK200				完了しました。	ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4
	GHORR163-R2BK200				完了しました。	ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7120) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4
	GHORR163-C1BK300				完了しました。	キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140)付き	黒	*4
	GHORR163-R1BK300				完了しました。	ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4
GHORR163-R2BK300	完了しました。	ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4				

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能
*5 : Windows Server 2003E7(Windows 2000 Serverがカブレド)代行ケーブル付きモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置 70 SB
			維持保守	出張修理			
外付け装置							
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx	完了しました。			ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒	*1
	GH-SRUU72102xxx	完了しました。			ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装x2	黒	*1
	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白	*1
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装x2	白	*1
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx	完了しました。			ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装 GH-SRUU72101xxx増設用	黒	*1
	GH-xFU7210x	完了しました。			キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒	
	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白	*1
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白	
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒	*1
	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒	
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-	
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	-	
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	-	
	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-	
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-	
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)	-	
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				16ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-	
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ	白	
	GT0DVDH0-03D1300	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ	白	
	GT0DVDH0-05D1300	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ	白	
	GT0DVDH0-02D130A	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白	
	GT0DVDH0-03D130A	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白	
	GT0DVDH0-05D130A	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白	
	GT0DVDH0-05D130F	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白	
	GT0DVE0-02D1300	完了しました。			705GB, 2ドライブ	白	
	GT0DVE0-03D1300	完了しました。			470GB, 4ドライブ	白	
	GT0DVE0-05D1300	完了しました。			940GB, 2ドライブ	白	
	GT0DVE0-02D130A	完了しました。			705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白	
	GT0DVE0-03D130A	完了しました。			470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白	
	GT0DVE0-05D130A	完了しました。			940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白	
	コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒
GHOCR804-CA02800					キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	
GHOCR804-RA00513					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GBx3	黒	*1
GHOCR804-RA00800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1
GHOCR804-RA02514					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GBx3	黒	*1
GHOCR804-RA02800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 3500GBx15	黒	*1
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2250GBx10	黒	*1
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1000GBx5	黒	*1
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2240GBx15	黒	*1
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1440GBx10	黒	*1
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 640GBx5	黒	*1
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE9500V	-
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE9970V/9980V	-	
LTO ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ, 80巻, SCSI 1/FFZ 1	-	
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ, 20セット, SCSI 1/FFZ 1(SCSIホスト接続)	-	
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20				LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻	-	
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻	-	
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	-	

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 ((税別)は標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/F48)	システム装置 70 SB				
			維持保守	出張修理							
ケーブル											
SCSIケーブル	GH-LA7301				LT05型/7年/LT05型 列装置接続用,3.0m	-					
	GH-LX7200				DVD型 列装置接続用,2.0m	-					
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				6nゴリ5Eシールドケーブル,5m	-					
	GH-LN7E10				6nゴリ5Eシールドケーブル,10m	-					
	GH-LN7E20				6nゴリ5Eシールドケーブル,20m	-					
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m	-					
	GH-LA7510				マルチモードファイバ-(1000BASE-SX)用 Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m	-					
	HT-F4063-KC5M				マルチモードファイバ-(1000BASE-SX)用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m	-					
	HT-F4063-KC10M				SANRISE接続用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m	-					
	HT-F4063-KC20M				SANRISE接続用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m	-					
	HT-F4063-KB5M				SANRISE接続用 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m	-					
	HT-F4063-KB10M				SANRISE接続用 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m	-					
	HT-F4063-KB20M				SANRISE接続用 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m	-					
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270/110-130/CR80/CR804/ディスクユニット(GHRR163) - リム-130/CR80/CR804/ディスクユニット(GHRR163)間接続用,2.0m	-					
	GH-LY7140				270/110-130/CR80/CR804/ディスクユニット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-130/CR80/CR804/ディスクユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-					
	GH-LY7150				70/110/130/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-130/CR80/CR804/ディスクユニット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-130/CR80/CR804/ディスクユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-					
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110						システムアラート接続用,3.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-					
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000, Linux用,1.8m	-					
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-					
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	-					
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m	-					
無停電電源装置											
無停電電源装置	GH-SBUK7100A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1000VA/670W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUK7100S1				完了しました。						
	GH-SBU7150A				1000VA/670W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒					
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	白					
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白					
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7150S1				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒					
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒	*1				
	GH-SBUR7215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1				
	GH-SBUR7131A				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒	*1				
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1				
	GH-SBUR7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1				
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-					
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHリアライアント付き	-					
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-	*1				
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHリアライアント付き	-	*1				
	UPSインタフェース 拡張ボード				GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード	-	
	UPS拡張ユニット				GH-BUA780				UPSインタフェース拡張ボード拡張用ユニット ラックタイプ ネット搭載用金具付き	-	
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-					
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-					
	GHS-VSUUP81	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-					
PowerMonitorHリアライアント	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアリアライアント用,107代入 GH-SBUK9150用	-					

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置 70 SB
			維持保守	出張修理			
ラック関連							
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ブラックメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1
	GH-SRK7165BK						
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1
	GH-RK7165BK						
	GH-RK7162BK						
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1
	GH-RS7165BK						
	GH-RS7160BK						
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ブラックメタルタイプ	黒	*1
	GH-RD7165BK						
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用) ブラックメタルタイプ	黒	*1
ブランクパネル	GH-RP7011BK				1U用	黒	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒	*1
K B マウス取納 ユニット	GH-RK7001BK				キーボード,マウス取納ユニット	黒	*1
H U B 取納ユニット	GH-RH7100BK				キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T)取納用	黒	*1
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161)取納用	黒	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトレット 6口,プリアンプ付き	黒	*1
ディスプレイ 取納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置(PC-DC5203, PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)取納用ユニット	黒	*1
液晶ディスプレイ 取納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN)取納用ユニット	黒	*1
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157, PC-DT3158)取納用ユニット	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒	*1
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7043)付き	黒	*1
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK)搭載用変換金具	-	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックキャビネット + キーボード/マウス取納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1
	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックキャビネット + キーボード/マウス取納ユニット(GH-RK7001BK)付き	白	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 2U キーボード/マウス取納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス取納ユニット(GH-RK7001BK)付き	白	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, フロントパネル)	黒	*1
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785				ラックキャビネットへの流通用ジョイント搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット	黒	*1
	GH-AU7662				70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1
	GH-AU7663				バックアップキャビネット, HA-HPシリーズ用取付けキット, LTOジェネレーション3用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1
	GH-AU7664				コンソール切替ユニットセット(4インチ用) 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット キーボード/マウス取納ユニット, コンソール切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1
その他							
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒	
	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	白	
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒	
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	白	
ソフトウェアバック アップ	GHS-SSPACK002				BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-	
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GSS-VSS7B091				内蔵DVD-RAM(GS-UV7080EX)用	-	

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/110W DB,EB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			110 DB	110 EB	
メモリーボード									
メモリーボード	GS-MJ7256VEX GS-MJ7256V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256MBx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ7512VEX GS-MJ7512V				512MB(256MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ701GVEX GS-MJ701GV				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ702GVEX GS-MJ702GV				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
拡張ボード									
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-			
	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,100BASE-T	-			
	GS-CN7620EX GS-CN7620				PCI,100BASE-SX	-			
Fibre Channel ボード	GS-CC7211EX GS-CC7211	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用	-			
	GS-CC7202EX GS-CC7202				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/Fコネクタタイプ:SFF SAN/ISE接続用	-			
SVPボードセット	GS-SCM77001AEX GS-SCM77001A				PCI,100BASE-TX,サードパーティ 電源ユニット + SVPコントローラ付き	-			
BMCモジュール	GS-ES7400EX				管理ツール,IPMI1.5準拠	-			
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SCEX GS-SUH7120SC GS-SUH7160SCEX GS-SUH7160SC GS-SUH7250SCEX GS-SUH7250SC	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			7.2kRPM,120GB,7200r/min 7.2kRPM,160GB,7200r/min 7.2kRPM,160GB,7200r/min 7.2kRPM,250GB,7200r/min 7.2kRPM,250GB,7200r/min	-			
ディスプレイ装置	PC-DC5203A PC-DC5203		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS PC-DT3158 PC-DT3157		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応 15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応 15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白 白 白		
	PC-DTA17ASXN PC-DT3171		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応 17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白 白		
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-R1BK000 GS0BS202-R2BK000 GS0BS201-R1BK200 GS0BS201-R2BK200		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウント型,4U,7.5kg搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き ラックマウント型,2台目増設用,7.5kg搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒 黒		
		完了しました。				ラックマウント型,4U,7.5kg搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
		完了しました。				ラックマウント型,2台目増設用,7.5kg搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
		完了しました。				ラックマウント型,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒		
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx GH-SRUU72102xxx GH-SRUU71101xxx GH-SRUU71102xxx				ラックマウント型,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装x2 ラックマウント型,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 ラックマウント型,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装x2	黒 白 白			
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx GH-SRUU7110Axxx GH-SGVxx-L110RD				ラックマウント型,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装 GH-SRUU72101xxx増設用 ラックマウント型,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 GH-SRUU71101xxx増設用 ラックマウント型,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒 白 黒			
スイッチングHUB	GH-BH75001 GH-BH75161 GH-BH7524 GH-BH7626T				8ポート(10Mbps/100Mbps) 16ポート(10Mbps/100Mbps) 24ポート(10Mbps/100Mbps) 24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	- - - -			
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200 HT-4990-SW3802				8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPなし 16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFP付き	- -			
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ショートウェーブ SFP(4個)	-			
ポート拡張機構	HT-F4063-DPPE7				最大7ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513 GHOCR804-RA00800 GHOCR804-RA02514 GHOCR804-RA02800				ラックマウント型,CR80(CR804),320GBx3(160GBx3),単体接続用 ラックマウント型,CR80(CR804),10ポート搭載なし ラックマウント型,CR80(CR804),デュアルコントローラ,320GBx3(160GBx3) ラックマウント型,CR80(CR804),デュアルコントローラ,10ポート搭載なし	黒 黒 黒 黒			

*4: SVPボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 ((税別)は標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 DB	110 EB
外付け装置								
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GBプレイ(250GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GBプレイ(250GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GBプレイ(250GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GBプレイ(160GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GBプレイ(160GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GBプレイ(160GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE9500V	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE9970V/9980V	-		
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7151				LTOファイバー接続用、1.5m	-		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m	-		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m	-		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル(光ケーブル)、5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル(光ケーブル)、10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル(LC-LC光ケーブル)、5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル(LC-LC光ケーブル)、10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル(LC-LC光ケーブル)、20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル(LC-SC光ケーブル)、5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル(LC-SC光ケーブル)、10.0m SANRISE接続用	-		
HT-F4063-KB20M	2G-1G Fibre Channelケーブル(LC-SC光ケーブル)、20.0m SANRISE接続用	-						
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用、3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-		
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m	-		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m	-		
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コントロールユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUR7215A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215S1	完売しました。			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7131A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131S1	完売しました。			2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR9150S1	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPSインタフェース8ポート拡張用ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット ラックキャビネット搭載用金具付き	-		
PowerChute plus	GHS-VSUJP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUJP81	完売しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHクライアント	GHS-VSUJP91	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用、10ライセンス GH-SBLX9150用	-		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(バックリフトタイプ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(バックリフトタイプ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックリフトタイプ	黒		
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用) バックリフトタイプ	黒		
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒		
ブランクパネル	GH-RP7011BK				1U用	黒		

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※F48)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 DB	110 EB
ラック関連								
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラート用ユニット	黒		
K B マウス収納 ユニット	GH-RK7001BK				キーボード, マウス収納用ユニット キーボード (PS2) [白] + マウス (PS2) [白] 付き	黒		
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK				スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アットレット 6 口, プレー加工付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置 (PC-DC5203, PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置 (PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3157, PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット (GH-AT7044) 付き	黒		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット (GH-AT7043) 付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット (GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット (GH-RK7001) 付き	白		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7084), 8インチ用, 2U キーボード / マウス収納ユニット (GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード / マウス収納ユニット (GH-RK7001) 付き	白		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
HA 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキャビネットへの流通型ジョイント品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット	黒		
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7775				110システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用)	-		
	GH-AU7662				バックアップキャビネット, U-M-B'ルディスプレイユニット, LTOエンジンヤユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664				キーボード / マウス収納ユニット, コンソール切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒		
	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	白		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒		
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	白		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002				BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows (R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition (v7.0) のセット	-		

HA8000/110W GB,HB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			110 GB	110 HB	
プロセッサ									
プロセッサ	GS-ECPX3P1EA1EX GS-ECPX3P1EA1 GS-ECPX3P2FD1EX GS-ECPX3P2FD1 GS-ECPX3P2GD1EX GS-ECPX3P2GD1	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB	-			
					Xeon(3.20GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:1MB	-			
					Xeon(3.20GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:2MB	-			
メモリーボード									
メモリーボード	GS-MJ7512NEX GS-MJ7512N GS-MJ7016NEX GS-MJ7016N GS-MJ7026NEX GS-MJ7026N GS-MJ7046NEX GS-MJ7046N	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-			
					1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-			
					2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-			
					4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-			
拡張ボード									
ディスクアレイ コントローラボード SCSIボード	GS-CA7260EX GS-CA7260 GS-CS7361EX GS-CS7361 GS-CS7362		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
						PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル LowProfile PCIアダプター及び7.5インチ PCIアダプター搭載対応用キット	-		
						PCI,100BASE-TX/10BASE-T 7.5インチ PCIアダプター搭載現地増設用	-		
					PCI,LowProfile,Ultra320 SCSI,1チャネル LowProfile PCIアダプター搭載現地増設用	-			
LANボードセット	GS-SCN7240EX				PCI,100BASE-TX/10BASE-T LowProfile PCIアダプター搭載対応用キット	-			
LANボード	GS-CN7240 GS-CN7241				PCI,100BASE-TX/10BASE-T 7.5インチ PCIアダプター搭載現地増設用	-			
					PCI,LowProfile,100BASE-TX/10BASE-T LowProfile PCIアダプター搭載現地増設用	-			
LANボードセット	GS-SCN7540EX				PCI,100BASE-T LowProfile PCIアダプター及び7.5インチ PCIアダプター搭載対応用キット	-			
LANボード	GS-CN7540 GS-CN7541 GS-CN7620EX GS-CN7620				PCI,100BASE-T 7.5インチ PCIアダプター搭載現地増設用	-			
					PCI,LowProfile,100BASE-TX/10BASE-T LowProfile PCIアダプター搭載現地増設用	-			
Fibre Channel ボード	GS-C7211EX GS-C7211 GS-C7202EX GS-C7202			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用	-				
				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANRISE接続用	-				
Myrinetボード	GS-CN662H0EX GS-CN662H0	個別見積り	-	-	PCI,2Gbps,Fibre,7.5インチ	-			
SVPボードセット	GS-SCM77001BEX GS-SCM77001B GS-SCM77011B GS-SCM77101BEX GS-SCM77101B	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,サーバ用電源ユニット + SVPアダプター 5ヶ所付き LowProfile PCIアダプター及び7.5インチ PCIアダプター搭載対応用キット	-			
					PCI,サーバ用電源ユニット + SVPアダプター 5ヶ所付き 7.5インチ PCIアダプター搭載現地増設用	-			
					PCI,サーバ用電源ユニット + SVPアダプター 5ヶ所付き LowProfile PCIアダプター搭載現地増設用	-			
					PCI,100BASE-TX/10BASE-T 7.5インチ PCIアダプター搭載現地増設用	-			
					電源ユニット + SVPアダプター 5ヶ所 + 外部筐体運動機能付き	-			
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク	GS-UH7360TEX GS-UH7360TRX GS-UH7360T GS-UH773TEX GS-UH773TRX GS-UH773T GS-UH7146TEX GS-UH7146TRX GS-UH7146T GS-UH7300TEX GS-UH7300TRX GS-UH7300T GS-UH773VEX GS-UH773VRX GS-UH773V GS-UH7146VEX GS-UH7146VRX GS-UH7146V GS-UH7360TEX GS-UH7360T GS-UH773TEX GS-UH773T GS-UH7146TEX GS-UH7146T GS-UH7300TEX GS-UH7300T GS-UH773VEX GS-UH773V GS-UH7146VEX GS-UH7146V	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-			
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-			
				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-				
				Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-				
				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-				
				Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-				
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A PC-DC5203	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ワイド液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
			完売しました。		15型ワイド液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS PC-DT3158 PC-DT3157 PC-DTA17ASXN PC-DT3171	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白			
					15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白			
			完売しました。		15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白			
					17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
					17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-R1BK000 GS0BS202-R2BK000 GS0BS201-R1BK200 GS0BS201-R2BK200	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			7.5インチ SATA,4U,7.5インチ 15.25インチ 対応なし SCSIアダプター(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
					7.5インチ SATA,4U,7.5インチ 15.25インチ 対応なし SCSIアダプター(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
			完売しました。		7.5インチ SATA,4U,7.5インチ 15.25インチ 対応なし SCSIアダプター(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
			完売しました。		7.5インチ SATA,4U,7.5インチ 15.25インチ 対応なし SCSIアダプター(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4)	システム装置		
			維持保守	出張修理			110 GB	110 HB	
外付け装置									
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-R1BK100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R2BK100				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R1BK200				ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR163-R1BK200		完売しました。			ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R2BK200		完売しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R1BK300		完売しました。			ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R2BK300		完売しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ホットスワップ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-R000801	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、3U、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デバイス最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒			
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒			
	GH-SRUU72102xxx	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装x2	黒			
	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装	白			
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装x2	白			
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装 GH-SRUU72101xxx増設用	黒			
	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白			
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒			
スイッチングHUB	GH-BH75001	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
Myrinet HUB	GH-BH6160F	個別見積り	-	-	16ポート(MyrinetHUB)、Fibre	-			
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし	-			
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き	-			
ショートウェブ SFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェブ SFP(4個)	-			
ポート拡張機構	HT-F4063-DPFE7				16ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、320GBプレイ(160GBx3)、単体接続用	黒		
	GHOCR804-RA00800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒			
	GHOCR804-RA02514				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GBプレイ(160GBx3)	黒			
	GHOCR804-RA02800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GBプレイ(250GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GBプレイ(250GBx10)	黒			
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GBプレイ(250GBx5)	黒			
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GBプレイ(160GBx15)	黒			
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GBプレイ(160GBx10)	黒			
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GBプレイ(160GBx5)	黒			
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒			
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANR1SE9500V)		HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANR1SE9500V	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANR1SE9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANR1SE9970/9980V	-			
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ、20x20x17、SCSI I/Fケーブル(SCSIホスト接続)	-			
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTOカートリッジ(Ultrium2)、20巻	-		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2)、40巻	-			
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2)、80巻	-			
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LA7101	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				ディスクユニット接続用、1.0m	-		
	GH-LA7301				LTOドライブ装置接続用、3.0m	-			
	GH-LA7151				LTOチェンジャー接続用、1.5m	-			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				5ポート5Eシールドケーブル、5m	-		
	GH-LN7E10				5ポート5Eシールドケーブル、10m	-			
	GH-LN7E20				5ポート5Eシールドケーブル、20m	-			

*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 ((税別標準価格))	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/F48)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 GB	110 HB
ケーブル								
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、20.0m SANRISE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120			270/リム-ルーフ/リム/イコニット(GHRR163) - リム-ルーフ/リム/イコニット(GHRR163)間接続用、2.0m	-			
	GH-LY7140			270/リム-ルーフ/リム/イコニット(GHRR163) - CR80(CR804)/デ/イコニット(DK801)/リム-ルーフ/リム/イコニット(GHRR164)間接続用、2.0m	-			
	GH-LY7150			70/110/130/CR80(CR804)/デ/イコニット(DK801)/リム-ルーフ/リム/イコニット(GHRR164) - CR80(CR804)/デ/イコニット(DK801)/リム-ルーフ/リム/イコニット(GHRR164)間接続用、2.0m	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110			システムアラートユニット接続用、3.0m	-			
	UPS接続ケーブル	GH-LU7100			UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-		
GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m	-			
Myrinet Fibre ケーブル	GH-LN6003F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル、3.0m	-		
	GH-LN6010F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル、10.0m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300			ディスプレイケーブル延長用、0.7m	-			
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300			キーボード/マウスケーブル延長用、2.0m	-			
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103			コネクタ切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m	-			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUR7215A			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000、Linux用、1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7215S2			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUR7215S1	完売しました。		1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUR7131A			2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000、Linux用、1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7131S2			2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUR7131S1	完売しました。		2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUR9150S1			1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[3.0m]、PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUR9150S2			1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[3.0m]、PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-			
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700			UPSインタフェース拡張ボード拡張用ユニット	-			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780			ラックキャビネット搭載用金具付き 無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-			
	GHS-VSUUP81	完売しました。		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerMonitorHクライアント	GHS-VSUUP91			無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用、10ライセンス GH-SBUX9150用	-			
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(リネンゲングメタルアライヴ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒			
	GH-SRK7165BK			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(リネンゲングメタルアライヴ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒			
ラックキャビネット	GH-RK7385BK			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒			
	GH-RK7165BK			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒			
	GH-RK7162BK			16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒			
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒			
	GH-RS7165BK			16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒			
	GH-RS7160BK			16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒			
フロントドア	GH-RD7385BK			38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒			
	GH-RD7165BK			16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒			
リアドア	GH-RD7166BK			16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒			
ブランクパネル	GH-RP7011BK			1U用	黒			
ラック連結キット	GH-RJ7005BK			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N: ¥48)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 GB	110 HB
ラック関連								
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒		
K B マウス収納 ユニット	GH-RK7001BK				キーボード、マウス収納ユニット	黒		
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK				キーボード (PS2) [白] + マウス (PS2) [白] 付き スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトレト 6 口、ブレーキ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ディスプレイ装置 (PC-DC5203, PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置 (PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3157, PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル 切替ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒		
	GH-SRLK7220			完了しました。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7043)付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7043				完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白	
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
ラック搭載トレー	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレー(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックキャビネットへの流通用ジョイント搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット	黒		
RACK MOUNT KIT (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7775					110システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用)	-	
	GH-AU7662				バックアップキャビネット、UMLP、ルビウスユニット、 LTOエンジンジャーユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664				キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒		
	GH-AT7043				完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	白	
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒		
	GH-AT7083				完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	白	
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK002			完了しました。	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows (R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition (v7.0) のセット	-		

HA8000/130W AB, BB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (税別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AB	130 BB
プロセッサ	GS-ECSPX3P0QAEX GS-ECSPX3P0QA	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(3.0GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
プロセッサ	GS-ECSPX3P4QAEX GS-ECSPX3P4QA				Xeon(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
プロセッサ	GS-ECSPX3P6QAEX GS-ECSPX3P6QA				Xeon(3.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
メモリーボード	GS-MJ7512NEX GS-MJ7512N	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7016NEX GS-MJ7016N				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7026WEX GS-MJ7026W				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7046NEX GS-MJ7046N				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7046NEX GS-MJ7046N				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
拡張ボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-		
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,10/100BASE-TX/10BASE-T	-		
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,10/100BASE-T	-		
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620				PCI,10/100BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GS-C07211EX GS-C07211				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel :SFF CR80(CR804)接続用	-		
Fibre Channel ボード	GS-C07202EX GS-C07202				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel :SFF SANRIS E接続用	-		
Fibre Channel ボード	GS-C07301EX GS-C07301				PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel :SFF ティアアップ, SANRIS E接続用	-		
SVPボードセット	GS-SCM77001CEX GS-SCM77001C				PCI,10/100BASE-TX/10BASE-T	-		
SVPボードセット	GS-SCM77101CEX GS-SCM77101C				PCI,10/100BASE-TX/10BASE-T 電源ユニット + SVP7101Dのオプション付き 電源ユニット + SVP7101Dのオプション + 外部筐体運動機能付き	-		
システム装置内蔵デバイス	GS-UH7360EX GS-UH7360TRX GS-UH7360T	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7737EX GS-UH7737TRX GS-UH7737T				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7146EX GS-UH7146TRX GS-UH7146T				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7300EX GS-UH7300TRX GS-UH7300T				Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH773VEX GS-UH773VRX GS-UH773V				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
内蔵ハードディスク	GS-UH7146VEX GS-UH7146VRX GS-UH7146V				Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX GS-UV7080				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未検証	黒		
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430FWEX GS-SUD772430FW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430DWEX GS-SUD772430DW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430QWEX GS-SUD772430QW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430MWEX GS-SUD772430MW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430OWEX GS-SUD772430OW				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x10巻付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430FYEX GS-SUD772430FY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430DYEX GS-SUD772430DY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430QYEX GS-SUD772430QY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430MYEX GS-SUD772430MY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430LYEX GS-SUD772430LY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430OYEX GS-SUD772430OY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) メディア7(HS-4/170S)x5巻付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430FOEX GS-SUD772430FO	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430DOEX GS-SUD772430DO	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430QOEX GS-SUD772430QO	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430MOEX GS-SUD772430MO	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430LOEX GS-SUD772430LO	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD772430OOEX GS-SUD772430OO	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒					

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (R148)	システム装置				
			維持保守	出張修理			130 AB	130 BB			
システム装置内蔵デバイス											
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77264QWEX GS-SUD77264QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77264QWEX GS-SUD77264QDW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77264QWEX GS-SUD77264QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77264MOWEX GS-SUD77264MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77264QWEX GS-SUD77264QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻付き	黒					
	GS-SUD77264QFYEX GS-SUD77264QFY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77264QDYEX GS-SUD77264QDY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77264QYEX GS-SUD77264QY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77264MOWEX GS-SUD77264MOW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77264LOYEX GS-SUD77264LOY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77264OYEX GS-SUD77264OY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻付き	黒					
	GS-SUD77264QFQEX GS-SUD77264QFQ		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77264QDQEX GS-SUD77264QDQ					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77264QOEX GS-SUD77264QO					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUD77264MOEX GS-SUD77264MO					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77264LOEX GS-SUD77264LO					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77264OQEX GS-SUD77264OQ					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒				
	内蔵A I Tセット (AIT-2)										
	GS-SUS75013QWEX GS-SUS75013QW			・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013QDWE GS-SUS75013QDW						Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013QOWE GS-SUS75013QOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUS75013MOWEX GS-SUS75013MOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013QOWE GS-SUS75013QO					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻付き	黒					
GS-SUS75013QFYEX GS-SUS75013QFY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUS75013QDYEX GS-SUS75013QDY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUS75013QOYEX GS-SUS75013QOY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUS75013MOYEX GS-SUS75013MOY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013LOYEX GS-SUS75013LOY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013QOYEX GS-SUS75013QOY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻付き	黒					
GS-SUS75013QFQEX GS-SUS75013QFQ	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75013QDQEX GS-SUS75013QDQ						Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75013QOQEX GS-SUS75013QOQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
GS-SUS75013MOQEX GS-SUS75013MOQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013LOQEX GS-SUS75013LOQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013QOQEX GS-SUS75013QOQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒					
内蔵L T Oセット (Ultrium1 ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ)											
GS-SUU71023QWEX GS-SUU71023QW		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUU71023QDWE GS-SUU71023QDW						LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU71023QOWE GS-SUU71023QOW					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU71023MOWEX GS-SUU71023MOW					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU71023QOWE GS-SUU71023QO					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻付き	黒					
GS-SUU71023QFYEX GS-SUU71023QFY			完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUU71023QDYEX GS-SUU71023QDY			完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU71023QOYEX GS-SUU71023QOY			完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU71023MOYEX GS-SUU71023MOY			完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU71023LOYEX GS-SUU71023LOY			完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU71023QOYEX GS-SUU71023QOY			完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻付き	黒					
GS-SUU71023QFQEX GS-SUU71023QFQ			・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUU71023QDQEX GS-SUU71023QDQ						LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/F/B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AB	130 BB
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 LTO セット (Ultrium1 Ⅱ-714付)	GS-SU071023000EX GS-SU071023000				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,Ⅱ-714付),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SU071023M00EX GS-SU071023M00				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,Ⅱ-714付),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU071023L00EX GS-SU071023L00				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,Ⅱ-714付),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU071023000EX GS-SU071023000				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,Ⅱ-714付),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	GS-SU072024QFVEX GS-SU072024QFV				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SU072024QDWEEX GS-SU072024QDWE				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
内蔵 LTO セット (Ultrium2 Ⅱ付)	GS-SU072024Q0WEEX GS-SU072024Q0WE				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SU072024M0WEEX GS-SU072024M0WE				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU072024M0QWEEX GS-SU072024M0QWE				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU072024Q0FVEX GS-SU072024Q0FV				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SU072024Q0FYEX GS-SU072024Q0FY		完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SU072024Q0DYEX GS-SU072024Q0DY		完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SU072024Q0YEX GS-SU072024Q0Y		完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SU072024M0YEX GS-SU072024M0Y		完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU072024L0YEX GS-SU072024L0Y		完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU072024Q0FYEX GS-SU072024Q0FY		完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + データ7(LTOU2/200)x5巻付き	黒		
	GS-SU072024Q0F0EX GS-SU072024Q0F0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SU072024Q0D0EX GS-SU072024Q0D0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SU072024Q000EX GS-SU072024Q000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SU072024M000EX GS-SU072024M000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SU072024L000EX GS-SU072024L000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SU072024Q000EX GS-SU072024Q000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
電源ユニット								
電源ユニット	GS-BP2210EX GS-BP2210				冗長化電源	-		
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A				15型超-マルチタッチ,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DC5203		完了しました。		15型超-マルチタッチ,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS				15型TFT超-640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3158				15型TFT超-640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3157		完了しました。		15型TFT超-640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN				17型TFT超-640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3171				17型TFT超-640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000				キャビネットタイプ,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000				ラックマウントタイプ,4U,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GS0BS202-R2BK000				ラックマウントタイプ 2台目増設用,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GS0BS201-C1BK200		完了しました。		キャビネットタイプ,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS201-R1BK200		完了しました。		ラックマウントタイプ,4U,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GS0BS201-R2BK200		完了しました。		ラックマウントタイプ 2台目増設用,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR164-C1BK100				キャビネットタイプ,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140)付き	黒		*4
	GH0RR164-R1BK100				ラックマウントタイプ,4U,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
	GH0RR164-R2BK100				ラックマウントタイプ 2台目増設用,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
	GH0RR164-C1BK200				キャビネットタイプ,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		*4
	GH0RR164-R1BK200				ラックマウントタイプ,4U,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
	GH0RR164-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
	GH0RR163-C1BK200		完了しました。		キャビネットタイプ,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7120)付き	黒		*4
	GH0RR163-R1BK200		完了しました。		ラックマウントタイプ,4U,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
	GH0RR163-R2BK200		完了しました。		ラックマウントタイプ 2台目増設用,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7120) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
	GH0RR163-C1BK300		完了しました。		キャビネットタイプ,7.5ベイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140)付き	黒		*4
	GH0RR163-R1BK300		完了しました。		ラックマウントタイプ,4U,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
	GH0RR163-R2BK300		完了しました。		ラックマウントタイプ 2台目増設用,7.5ベイ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4
ディスクユニット セット(DK801)	GH0DK801-C000801				キャビネットタイプ,7.5ベイ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
	GH0DK801-R000801				ラックマウントタイプ,3U,7.5ベイ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		

*4: S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AB	130 BB
外付け装置								
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SRUU72102xxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装x2	黒		
	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装x2	白		
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装 GH-SRUU72101xxx増設用	黒		
	GH-xFU7210x		完了しました。		キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白		
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				最大8ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ	白		
	GT0DVDH0-03D1300		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDH0-05D1300		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDH0-02D130A		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-03D130A		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-05D130A		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-05D130F		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白		
	GT0DVE0-02D1300		完了しました。		705GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVE0-03D1300		完了しました。		470GB, 4ドライブ	白		
	GT0DVE0-05D1300		完了しました。		940GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVE0-02D130A		完了しました。		705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVE0-03D130A		完了しました。		470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVE0-05D130A		完了しました。		940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒	
GHOCR804-CA02800					キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
GHOCR804-RA00513					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GBx3	黒		
GHOCR804-RA00800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
GHOCR804-RA02514					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GBx3	黒		
GHOCR804-RA02800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 3500GBx15	黒		
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2250GBx10	黒		
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1000GBx5	黒		
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2240GBx15	黒		
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1440GBx10	黒		
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 640GBx5	黒		
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE9500V	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE9970V/9980V	-		
LTO ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ, 80巻, SCSI 1/FFZ 1	-		
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ, 20セット, SCSI 1/FFZ 1(SCSIホスト接続)	-		
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20				LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻	-		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻	-		
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	-		

分類	形名	希望小売価格 ((税別)は標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			130 AB	130 BB	
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LA7101				ディスクユニット接続用,1.0m	-			
	GH-LA7301				LTOファイバー/LTO5タイプリ装置接続用,3.0m	-			
	GH-LX7200				DVDタイプリ装置接続用,2.0m	-			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				対応5エンハンスケーブル,5m	-			
	GH-LN7E10				対応5エンハンスケーブル,10m	-			
	GH-LN7E20				対応5エンハンスケーブル,20m	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-			
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m SANRIS接続用	-			
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m SANRIS接続用	-			
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m SANRIS接続用	-			
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m SANRIS接続用	-			
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m SANRIS接続用	-			
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m SANRIS接続用	-			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270/140mmケーブル用ディスクユニット(GH0RR163) - 140mmケーブル用ディスクユニット(GH0RR163)間接続用,2.0m	-			
	GH-LY7140				270/140mmケーブル用ディスクユニット(GH0RR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/140mmケーブル用ディスクユニット(GH0RR164)間接続用,2.0m	-			
	GH-LY7150				70/110/130/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/140mmケーブル用ディスクユニット(GH0RR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/140mmケーブル用ディスクユニット(GH0RR164)間接続用,2.0m	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用,3.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-			
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000, Linux用,1.8m	-			
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-			
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-			
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m	-			
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBUK7100A				1000VA/670W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7100S1			完了しました。	1000VA/670W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBU7150A				1200VA/980W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	白			
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白			
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7150S1			完了しました。	1200VA/980W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒			
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUR7215S1			完了しました。	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒			
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUR7131S1			完了しました。	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W,キベネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-			
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-			
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード拡張用カード	-		
	UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース拡張ボード拡張用ユニット ラックレールネット搭載用金具付き	-		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-			
	GHS-VSUUP81			完了しました。	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerMonitorHクワイアント	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用,107インチ GH-SBUx9150用	-			

分類	形名	希望小売価格 ((税別)は標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AB	130 BB
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)ラック(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)ラック(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(パネル)ラック(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(パネル)ラック(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒		
リアドア	GH-RD7166BK	16U用リアア(パネル)ラック(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒					
ブランクパネル	GH-RP7011BK	1U用	黒					
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒				
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK		システムアラートユニット	黒				
K B マウス収納 ユニット	GH-RK7001BK		キーボード,マウス収納ユニット	黒				
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK		キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き スイッチングHUB(GH-BH7524, GH-BH7626T)収納用	黒				
	GH-RH7201BK		スイッチングHUB(GH-BH75001, GH-BH75161)収納用	黒				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106		アクト6口,ブレーキ付き	黒				
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK		15型ディスプレイ装置(PC-DC5203, PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット	黒				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501		液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN)収納用ユニット	黒				
	GH-RL7500BK		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157, PC-DT3158)収納用ユニット	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220		15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221		15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204		15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒				
	GH-SRLK7220	完了しました。	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7043)付き	黒				
変換ブラケット	GH-AU7621		ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK)搭載用変換金具	-				
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックキャビネット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒				
	GH-SAT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043),4インチ用,2U ラックキャビネット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	白				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒				
	GH-SAT7083		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	白				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK			黒				
130ラック マウントキット	GS-AU7585		130キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット	黒				
130キャビネット キット	GS-AU7586		130ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒				
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK		ラックキャビネットへの流通部品搭載用ネジ,ワッシャー,ナットのセット	黒				
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7662		バックアップキャビネット,RA-RP7011ディスプレイユニット, LTOジェネレーション3用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-				
	GH-AU7663		コンソール切替ユニット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-				
	GH-AU7664		キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-				
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒				
	GH-AT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	白				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒				
	GH-AT7083	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	白				
ソフトウェアバック アップ	GHS-SSPACK002	完了しました。	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-				
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GSS-VSS7B091	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	内蔵DVD-RAM(GS-UV7080EX/GS-UV7080)用	-				

HA8000/270 GB,HB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 ((標準価格))	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GB	270 HB
プロセッサ								
プロセッサ	GH-ECSPX3P00BEX GH-ECSPX3P00B	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(3.0GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
	GH-ECSPX3P40BEX GH-ECSPX3P40B		Xeon(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-				
	GH-ECSPX3P60EX GH-ECSPX3P60Q		Xeon(3.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-				
メモリーボード								
メモリーボード	GH-MJ7512TEX GH-MJ7512T	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GH-MJ7016TEX GH-MJ7016T		1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-				
	GH-MJ7026TEX GH-MJ7026T		2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-				
	GH-MJ7046GEX GH-MJ7046G		4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-				
				-				
拡張ボード								
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7260EX GH-CA7260	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
	GH-CA7270EX GH-CA7270		PCI,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ64MB	-				
SCSIボード	GH-CS7361EX GH-CS7361		PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-				
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240		PCI,「ル-ワイヤ」,100BASE-TX/10BASE-T	-				
	GH-CN7540EX GH-CN7540		PCI,「ル-ワイヤ」,1000BASE-T	-				
	GH-CN7620EX GH-CN7620		PCI,「ル-ワイヤ」,1000BASE-SX	-				
Fibre Channel ボード	GH-CF7211EX GH-CF7211		PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用	-				
	GH-CF7202EX GH-CF7202		PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANRIS E接続用	-				
	GH-CF7301EX GH-CF7301		PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF デュアルポート,SANRIS E接続用	-				
SVPボードセット	GH-SCM77001EEX GH-SCM77001E		PCI,「ル-ワイヤ」,「サ-E」スロット 電源ユニット + SVPリプレイメントキット	-				
システム装置内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GH-UH7360TEX GH-UH7360TRX GH-UH7360T GH-UH7737TEX GH-UH7737TRX GH-UH7737T GH-UH7146TEX GH-UH7146TRX GH-UH7146T GH-UH7300TEX GH-UH7300TRX GH-UH7300T GH-UH773VEX GH-UH773VRX GH-UH773V GH-UH7146VEX GH-UH7146VRX GH-UH7146V	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-		
			Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-				
			Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-				
			Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-				
			Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-				
			Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-				
ハードディスクキット	GH-ES73167EX GH-ES73167		ハードディスク増設用ケージ,6ベイ	-				
内蔵CD-ROM セット	GH-SUC5348BEX GH-SUC5348B		厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒				
内蔵DVD-RAM	GH-UV7080EX GH-UV7080		ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒				
内蔵光磁気ディスク セット	GH-SUM5642BEX GH-SUM5642B		Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒				
内蔵DATAセット (DAT72)	GH-SUD772430FWEX GH-SUD772430FW		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUD772430DWEX GH-SUD772430DW		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GH-SUD772430MOWEX GH-SUD772430MOW		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUD772430UWEX GH-SUD772430UW		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x10巻付き	黒				
	GH-SUD772430FYEX GH-SUD772430FY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUD772430DYEX GH-SUD772430DY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUD772430YEX GH-SUD772430Y	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
	GH-SUD772430MYEX GH-SUD772430MY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD772430LYEX GH-SUD772430LY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD772430UYEX GH-SUD772430UY	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 47(HS-4/170S)x5巻付き	黒					
	GH-SUD772430F0EX GH-SUD772430F0	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUD772430D0EX GH-SUD772430D0	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUD772430Q0EX GH-SUD772430Q0	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
	GH-SUD772430M0EX GH-SUD772430M0	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JPI/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD772430L0EX GH-SUD772430L0	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD772430U0EX GH-SUD772430U0	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒					

分類	形名	希望小売価格 〔標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (R148)	システム装置			
			維持保守	出張修理			270 GB	270 HB		
システム装置内蔵デバイス										
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD77264QFWE GH-SUD77264QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUD77264QDIWE GH-SUD77264QDIW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUD77264QOWE GH-SUD77264QOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUD77264MOWE GH-SUD77264MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUD77264OYWE GH-SUD77264OYW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x20巻付き	黒				
	GH-SUD77264QFYWE GH-SUD77264QFYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUD77264QDYWE GH-SUD77264QDYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUD77264QYWE GH-SUD77264QYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUD77264MOWE GH-SUD77264MOW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUD77264LOYE GH-SUD77264LOY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUD77264OYWE GH-SUD77264OYW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (HS-4/170S)x10巻付き	黒				
	GH-SUD77264QFWE GH-SUD77264QFO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUD77264QDWE GH-SUD77264QDO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUD77264QOWE GH-SUD77264QOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GH-SUD77264MOWE GH-SUD77264MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUD77264LOYE GH-SUD77264LOY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUD77264OYWE GH-SUD77264OYW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒				
	内蔵A I Tセット (AIT-2)		GH-SUS75013QFWE GH-SUS75013QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
			GH-SUS75013QDIWE GH-SUS75013QDIW				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		
			GH-SUS75013QOWE GH-SUS75013QOW				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUS75013MOWE GH-SUS75013MOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GH-SUS75013OYWE GH-SUS75013OYW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x10巻付き	黒				
GH-SUS75013QFYWE GH-SUS75013QFYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GH-SUS75013QDYWE GH-SUS75013QDYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUS75013QYWE GH-SUS75013QYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUS75013MOWE GH-SUS75013MOW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GH-SUS75013LOYE GH-SUS75013LOY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
GH-SUS75013OYWE GH-SUS75013OYW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏ ﾞ (SDX2-50C)x5巻付き	黒				
GH-SUS75013QFWE GH-SUS75013QFO					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GH-SUS75013QDWE GH-SUS75013QDO					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUS75013QOWE GH-SUS75013QOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GH-SUS75013MOWE GH-SUS75013MOW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GH-SUS75013LOYE GH-SUS75013LOY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
GH-SUS75013OYWE GH-SUS75013OYW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒				
内蔵L T Oセット (Ultrium1 ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ)		GH-SUU71023QFWE GH-SUU71023QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU71023QDIWE GH-SUU71023QDIW					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU71023QOWE GH-SUU71023QOW					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU71023MOWE GH-SUU71023MOW				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU71023OYWE GH-SUU71023OYW				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x10巻付き	黒				
	GH-SUU71023QFYWE GH-SUU71023QFYW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU71023QDYWE GH-SUU71023QDYW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU71023QYWE GH-SUU71023QYW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU71023MOWE GH-SUU71023MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU71023LOYE GH-SUU71023LOY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞ ﾏ ﾞ ﾏ ﾞ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾉ ﾞ ﾞ ﾞ (LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 GB	270 HB	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium1 7.2TB)	GH-SUU71023QF0EX GH-SUU71023QF0	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.2TB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU71023QD0EX GH-SUU71023QD0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.2TB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU71023Q00EX GH-SUU71023Q00				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.2TB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU71023M00EX GH-SUU71023M00				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.2TB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU71023L00EX GH-SUU71023L00				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.2TB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU71023000EX GH-SUU71023000				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、7.2TB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	GH-SUU72024QF0EX GH-SUU72024QF0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.2TB)	GH-SUU72024QD0EX GH-SUU72024QD0			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU72024Q00EX GH-SUU72024Q00			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GH-SUU72024M00EX GH-SUU72024M00			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU72024000EX GH-SUU72024000			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU72024QFYEX GH-SUU72024QFY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU72024QDYEX GH-SUU72024QDY	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU72024Q0YEX GH-SUU72024Q0Y	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GH-SUU72024M0YEX GH-SUU72024M0Y	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU72024L0YEX GH-SUU72024L0Y	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU7202400YEX GH-SUU7202400Y	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU72024QF0EX GH-SUU72024QF0	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72024QD0EX GH-SUU72024QD0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72024Q00EX GH-SUU72024Q00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72024M00EX GH-SUU72024M00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72024L00EX GH-SUU72024L00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU72024000EX GH-SUU72024000			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)付、内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
電源ユニット									
電源ユニット	GH-BP2200EX GH-BP2200	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-			
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ワイド液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白			
	PC-DC5203	完了しました。			15型ワイド液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DT3157				15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白			
PC-DT3171				17型TFTカラー、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	白				
外付け装置									
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GHORR164-R1BK100				ラックマウント、4U、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GHORR164-R2BK100				ラックマウント、2台目増設用、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GHORR164-C1BK200				キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GHORR164-R1BK200				ラックマウント、4U、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GHORR164-R2BK200				ラックマウント、2台目増設用、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GHORR163-C1BK200		完了しました。			キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GHORR163-R1BK200		完了しました。			ラックマウント、4U、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GHORR163-R2BK200		完了しました。			ラックマウント、2台目増設用、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GHORR163-C1BK300		完了しました。			キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GHORR163-R1BK300	完了しました。			ラックマウント、4U、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GHORR163-R2BK300	完了しました。			ラックマウント、2台目増設用、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
ディスクユニット セット(DK801)	GH0DK801-C000801	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH0DK801-R000801				ラックマウント、3U、キーボード、マウス、ヘッドセット、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V/F/B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GB	270 HB
外付け装置								
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SRUU72102xxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装x2	黒		
	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装x2	白		
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装 GH-SRUU72101xxx増設用	黒		
	GH-xFU7210x		完了しました。		キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白		
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				16ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ	白		
	GT0DVDH0-03D1300		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDH0-05D1300		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDH0-02D130A		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-03D130A		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-05D130A		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-05D130F		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白		
	GT0DVE0-02D1300		完了しました。		705GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVE0-03D1300		完了しました。		470GB, 4ドライブ	白		
	GT0DVE0-05D1300		完了しました。		940GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVE0-02D130A		完了しました。		705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVE0-03D130A		完了しました。		470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVE0-05D130A		完了しました。		940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒	
GHOCR804-CA02800					キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
GHOCR804-RA00513					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GB/160GBx3	黒		
GHOCR804-RA00800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
GHOCR804-RA02514					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB/160GBx3	黒		
GHOCR804-RA02800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 3500GB/1750GBx15	黒		
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2250GB/1125GBx10	黒		
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1000GB/500GBx5	黒		
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2240GB/1120GBx15	黒		
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1440GB/720GBx10	黒		
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 640GB/320GBx5	黒		
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE9500V	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE9970V/9980V	-		
LTO ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ, 80巻, SCSI 1/Fiber	-		
大型テープ ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A	-	-	-	最大LTOx20ドライブ, 67820リット	-		
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20				LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻	-		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻	-		
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	-		

分類	形名	希望小売価格 ((税)は標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GB	270 HB
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7101				ディスクユニット接続用,1.0m	-		
	GH-LA7301				LTOファイバー接続用,3.0m	-		
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用,2.0m	-		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				対応5エンハンサーケーブル,5m	-		
	GH-LN7E10				対応5エンハンサーケーブル,10m	-		
	GH-LN7E20				対応5エンハンサーケーブル,20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m SANRISIE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m SANRISIE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m SANRISIE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m SANRISIE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m SANRISIE接続用	-		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m SANRISIE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270/1U/1Uケーブル用ディスクユニット(GH0RR163) - 1U/1Uケーブル用ディスクユニット(GH0RR163)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7140				270/1U/1Uケーブル用ディスクユニット(GH0RR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/1U/1Uケーブル用ディスクユニット(GH0RR164)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7150				70/110/130/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/1U/1Uケーブル用ディスクユニット(GH0RR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/1U/1Uケーブル用ディスクユニット(GH0RR164)間接続用,2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用,3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-		
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000, Linux用,1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	-		
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7150A				1200VA/980W, キーボードネットワーク UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	白		
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W, キーボードネットワーク UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	白		
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W, キーボードネットワーク UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, キーボードネットワーク UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7150S1			完売しました。	1200VA/980W, キーボードネットワーク UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215S1			完売しました。	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7131S1			完売しました。	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, キーボードネットワーク UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, キーボードネットワーク UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース2ポート拡張ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース2ポート拡張ユニット ラックマウント搭載用金具付き	-		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81			完売しました。	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHクワイアント	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用, 105ヶ所 GH-SBUX9150用	-		

分類	形名	希望小売価格 ((税別標準価格))	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N×F×B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GB	270 HB
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントドア(ブラックメタルタイプ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントドア(ブラックメタルタイプ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(ブラック)(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(ブラック)(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(ブラック)(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒					
リアドア	GH-RD7166BK	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒					
ブランクパネル	GH-RP7011BK	1U用	黒					
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒				
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK		システムアラートユニット	黒				
K B マウス収納 ユニット	GH-RK7001BK		キーボード、マウス収納ユニット	黒				
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK		キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き スイッチング HUB(GH-BH7524、GH-BH7626T) 収納用	黒				
	GH-RH7201BK		スイッチング HUB(GH-BH75001、GH-BH75161) 収納用	黒				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106		アウトレット 6口、ブレーキスイッチ付き	黒				
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK		15型ディスプレイ装置(PC-DC5203、PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501		液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS、PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒				
	GH-RL7500BK		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157、PC-DT3158) 収納用ユニット	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ液晶ユニット付き)	GH-RLK7221		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 8インチ液晶ユニット付き	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ液晶ユニット付き)	GH-SRLK72204		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 4インチ液晶ユニット付き	黒				
	GH-SRLK7220	完了しました。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 4インチ液晶ユニット付き	黒				
変換ブラケット	GH-AU7621		ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-				
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット(GH-AT7044)、4インチ用、2U ラックキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	黒				
	GH-SAT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット(GH-AT7043)、4インチ用、2U ラックキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	白				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084		KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット(GH-AT7084)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	黒				
	GH-SAT7083		KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット(GH-AT7083)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	白				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK			黒				
270 x B ラック マウントキット	GH-AU7514		270x85mmラックマウントタイプのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7162BK) 搭載用金具	-				
270 ラック マウントキット	GH-AU7513		270mmラックマウントタイプのラックマウントタイプ 変換用キット	黒				
270 キャビネット キット	GH-AU7782		270mmラックマウントタイプのキャビネットタイプ 変換用キット	黒				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒				
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK		ラックキャビネットへの流通型シャコ品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット	黒				
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7781		270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP/IBM/Compaq)社製・Fujitsu社製・NEC社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-				
	GH-AU7662		バックアップキャビネット、U/A-IP/MP/MS/ISユニット、 LTOオンラインチャームユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-				
	GH-AU7663		コンソール切替ユニット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-				
	GH-AU7664		キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-				
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット、4インチ用	黒				
	GH-AT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット、4インチ用	白				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット、8インチ用	黒				
	GH-AT7083		KB/マウス/ディスプレイレイアウトキット、8インチ用	白				
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完了しました。	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-				
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GHS-VSS7B091	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	内蔵DVD-RAM(GH-UV7080EX/ GH-UV7080)用	-				

HA8000/270 AB, BB

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 ((税)は標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 AB	270 BB	
プロセッサ									
プロセッサ	GH-ECSPX2P2PEX GH-ECSPX2P2P GH-ECSPX2P7PEX GH-ECSPX2P7P GH-ECSPX3POPEX GH-ECSPX3POP	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon MP(2.20GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:2MB Xeon MP(2.70GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:2MB Xeon MP(3GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:4MB	-			
メモリーボード									
メモリーボード	GH-MJ701GSEX GH-MJ701GS GH-MJ702GSEX GH-MJ702GS GH-MJ704G2BEX GH-MJ704G2B GH-MJ708GSEX GH-MJ708GB		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1GB(256MBx4),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM 2GB(512MBx4),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM 4GB(1GBx4),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM 8GB(2GBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered DIMM	-		
拡張ボード									
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7260EX GH-CA7260 GH-CA7270EX GH-CA7270 GH-CA7280EX GH-CA7280	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB PCI,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ64MB PCI,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ128MB	-		
SCSIボード	GH-CS7361EX GH-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240 GH-CN7540EX GH-CN7540 GH-CN7620EX GH-CN7620		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T PCI,10-ブザイ,1000BASE-T PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GH-CG7211EX GH-CG7211 GH-CG7202EX GH-CG7202				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用 PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SAN/ISE接続用	-			
SVPボードセット	GH-SCM77001DEX GH-SCM77001D				PCI,10-ブザイ,「サ-E」スロット 電源ユニット + SVPリプレイメント	-			
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク	GH-UH7360TEX GH-UH7360TRX GH-UH7360T GH-UH7737TEX GH-UH7737TRX GH-UH7737T GH-UH7146TEX GH-UH7146TRX GH-UH7146T GH-UH7300TEX GH-UH7300TRX GH-UH7300T GH-UH773VEX GH-UH773VRX GH-UH773V GH-UH7146VEX GH-UH7146VRX GH-UH7146V	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-			
ハードディスクキット	GH-ES73167EX GH-ES73167				ハードディスク増設用ケージ,6ベイ	-			
内蔵CD-ROM セット	GH-SUC5348BEX GH-SUC5348B				厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒			
内蔵DVD-RAM	GH-UV7080EX GH-UV7080				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	黒			
内蔵光磁気ディスク セット	GH-SUM5642BEX GH-SUM5642B				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換リプレイメント付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72)	GH-SUD772430FWEX GH-SUD772430F# GH-SUD772430DWEX GH-SUD772430DW GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW GH-SUD772430MOWEX GH-SUD772430MOW GH-SUD772430OYEX GH-SUD772430OY GH-SUD772430FYEX GH-SUD772430FY GH-SUD772430DYEX GH-SUD772430DY GH-SUD772430YEX GH-SUD772430Y GH-SUD772430LOYEX GH-SUD772430LOY GH-SUD772430OYEX GH-SUD772430OY GH-SUD772430FOEX GH-SUD772430FO GH-SUD772430DOEX GH-SUD772430DO GH-SUD772430QOEX GH-SUD772430QO GH-SUD772430MOEX GH-SUD772430MO GH-SUD772430LOEX GH-SUD772430LO GH-SUD772430OEX GH-SUD772430O		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI-3,36GB/72GB Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x10巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x5巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x5巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ(HS-4/170S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JPI/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		
				完了しました。			黒		
				完了しました。			黒		
				完了しました。			黒		
				完了しました。			黒		
				完了しました。			黒		
				完了しました。			黒		
				完了しました。			黒		
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			
		完了しました。				黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (R148)	システム装置					
			維持保守	出張修理			270 AB	270 BB				
システム装置内蔵デバイス												
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD77264QFWE GH-SUD77264QF	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)					
	GH-SUD77264QDIWE GH-SUD77264QDI				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)					
	GH-SUD77264QOWE GH-SUD77264QO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き					
	GH-SUD77264MOWE GH-SUD77264MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
	GH-SUD77264OYWE GH-SUD77264OY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒						
	GH-SUD77264QFYWE GH-SUD77264QFY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)					
	GH-SUD77264QDYWE GH-SUD77264QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)					
	GH-SUD77264QYWE GH-SUD77264QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
	GH-SUD77264LOYWE GH-SUD77264LOY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GH-SUD77264OYWE GH-SUD77264OY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒						
	GH-SUD77264QFWE GH-SUD77264QF				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
	GH-SUD77264QDWE GH-SUD77264QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒						
	GH-SUD77264QOWE GH-SUD77264QO				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒						
	GH-SUD77264MOWE GH-SUD77264MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
	GH-SUD77264LOYWE GH-SUD77264LOY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
	GH-SUD77264OYWE GH-SUD77264OY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒						
	内蔵 A I T セット (AIT-2)				GH-SUS75013QFWE GH-SUS75013QF	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
					GH-SUS75013QDIWE GH-SUS75013QDI				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
					GH-SUS75013QOWE GH-SUS75013QO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
					GH-SUS75013MOWE GH-SUS75013MOW				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUS75013OYWE GH-SUS75013OY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒									
GH-SUS75013QFYWE GH-SUS75013QFY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)								
GH-SUS75013QDYWE GH-SUS75013QDY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)								
GH-SUS75013QYWE GH-SUS75013QY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUS75013LOYWE GH-SUS75013LOY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUS75013OYWE GH-SUS75013OY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	黒									
GH-SUS75013QFWE GH-SUS75013QF		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒									
GH-SUS75013QDWE GH-SUS75013QD		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒									
GH-SUS75013QOWE GH-SUS75013QO		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒									
GH-SUS75013MOWE GH-SUS75013MOW		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUS75013LOYWE GH-SUS75013LOY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUS75013OYWE GH-SUS75013OY		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	黒									
内蔵 L T O セット (Ultrium1 ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ)		GH-SUU71023QFWE GH-SUU71023QF	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
		GH-SUU71023QDIWE GH-SUU71023QDI							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
		GH-SUU71023QOWE GH-SUU71023QO							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
		GH-SUU71023MOWE GH-SUU71023MOW							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU71023OYWE GH-SUU71023OY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き				黒						
	GH-SUU71023QFYWE GH-SUU71023QFY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				黒	CD同梱)					
	GH-SUU71023QDYWE GH-SUU71023QDY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き				黒	CD同梱)					
	GH-SUU71023QYWE GH-SUU71023QY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き				黒						
	GH-SUU71023LOYWE GH-SUU71023LOY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き				黒						
	GH-SUU71023OYWE GH-SUU71023OY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き				黒						

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	色 (V/F/B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 AB	270 BB
外付け装置								
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRUU72101xxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SRUU72102xxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装x2	黒		
	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装x2	白		
LTOチェンジャー	GH-SRUU7210Axxx		完了しました。		ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装 GH-SRUU72101xxx増設用	黒		
	GH-xFU7210x		完了しました。		キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白		
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キャビネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				16ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ	白		
	GT0DVDH0-03D1300		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDH0-05D1300		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDH0-02D130A		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-03D130A		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-05D130A		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDH0-05D130F		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白		
	GT0DVDE0-02D1300		完了しました。		705GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVDE0-03D1300		完了しました。		470GB, 4ドライブ	白		
	GT0DVDE0-05D1300		完了しました。		940GB, 2ドライブ	白		
	GT0DVDE0-02D130A		完了しました。		705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDE0-03D130A		完了しました。		470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GT0DVDE0-05D130A		完了しました。		940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒	
GHOCR804-CA02800					キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
GHOCR804-RA00513					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GB/160GBx3	黒		
GHOCR804-RA00800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
GHOCR804-RA02514					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB/160GBx3	黒		
GHOCR804-RA02800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 3500GB/1750GBx15	黒		
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2250GB/1125GBx10	黒		
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1000GB/500GBx5	黒		
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2240GB/1120GBx15	黒		
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1440GB/720GBx10	黒		
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 640GB/320GBx5	黒		
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE9500V	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE9970V/9980V	-		
LTO ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ, 80巻, SCSI 1/Fiber	-		
大型テープ ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A	-	-	-	最大LTOx20ドライブ, 67820リット	-		
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20				LTOカーリッジ(Ultrium2), 20巻	-		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカーリッジ(Ultrium2), 40巻	-		
	HT-F4697-LT2T80				LTOカーリッジ(Ultrium2), 80巻	-		

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※48)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 AB	270 BB
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7101				ディスクユニット接続用,1.0m	-		
	GH-LA7301				LTOファンジャー接続用,3.0m	-		
	GH-LX7200				DVDライブラリ装置接続用,2.0m	-		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				10Gイーサネットケーブル,5m	-		
	GH-LN7E10				10Gイーサネットケーブル,10m	-		
	GH-LN7E20				10Gイーサネットケーブル,20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270/1U用ケーブル用ディスクユニット(GHRR163) - 1U用ケーブル用ディスクユニット(GHRR163)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7140				270/1U用ケーブル用ディスクユニット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/1U用ケーブル用ディスクユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7150				70/110/130/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/1U用ケーブル用ディスクユニット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/1U用ケーブル用ディスクユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110							
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-		
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000, Linux用,1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	-		
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUR7131A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-		
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース2ポート拡張ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース2ポート拡張ユニット ラックキャビネット搭載用金具付き	-		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHクワイアント	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用,105インチ GH-SBUK9150用	-		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ハンギングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ハンギングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンギングメタルタイプ	黒		
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用) ハンギングメタルタイプ	黒		
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒		
ブランクパネル	GH-RP7011BK				1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 AB	270 BB
ラック関連								
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒		
K Bマウス収納 ユニット	GH-RK7001BK				キーボード、マウス収納ユニット	黒		
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK				キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトレト 6口、ブレーキスイッチ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置(PC-DC5203, PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157, PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル 切替ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7043)付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
270 x B ラック マウントキット	GH-AU7514				270 x B ラックマウントタイプのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7162BK) 搭載用金具	-		
270 ラック マウントキット	GH-AU7513				270キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット	黒		
270 キャビネット キット	GH-AU7782				270ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキャビネットへの流通用 ショップ品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット	黒		
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7781				270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP[旧Compaq]社製・Fujitsu社製・NEC社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-		
	GH-AU7662				バックアップキャビネット、U-M-H フルハイブリッドユニット、 LTOテープユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664				キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 4インチ用	黒		
	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 4インチ用	白		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 8インチ用	黒		
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット, 8インチ用	白		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002				BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + PowerChute Business Edition(v7.0)のセット	-		
テープバックアップ エミュレート用ドライバ	GHS-VSS7B091				内蔵DVD-RAM(GH-UV7080EX/GH-UV7080)用	-		

バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 ((標準価格))	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	バックアップ キャビネット GSOBS201			
			維持保守	出張修理						
バックアップキャビネット内蔵デバイス										
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒				
内蔵D A Tセット (DAT72)	GS-SUD77243QFWE GS-SUD77243QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)				
	GS-SUD77243QDWE GS-SUD77243QDW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)				
	GS-SUD77243Q0WE GS-SUD77243Q0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)				
	GS-SUD77243M0WE GS-SUD77243M0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD7724300WE GS-SUD7724300W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻付き	黒				
	GS-SUD77243QFYEX GS-SUD77243QFY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)			
	GS-SUD77243QDYEX GS-SUD77243QDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)			
	GS-SUD77243Q0YEX GS-SUD77243Q0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)			
	GS-SUD77243M0YEX GS-SUD77243M0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77243L0YEX GS-SUD77243L0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7724300YEX GS-SUD7724300Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x5巻付き	黒			
	GS-SUD77243Q0DEX GS-SUD77243Q0D					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77243Q00EX GS-SUD77243Q00					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD77243M00EX GS-SUD77243M00					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77243L00EX GS-SUD77243L00					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77243000EX GS-SUD77243000					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒			
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)		GS-SUD77264QFWE GS-SUD77264QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)		
			GS-SUD77264QDWE GS-SUD77264QDW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)		
			GS-SUD77264Q0WE GS-SUD77264Q0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)		
			GS-SUD77264M0WE GS-SUD77264M0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
			GS-SUD7726400WE GS-SUD7726400W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻付き	黒		
			GS-SUD77264QFYEX GS-SUD77264QFY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
			GS-SUD77264QDYEX GS-SUD77264QDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
GS-SUD77264Q0YEX GS-SUD77264Q0Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)			
GS-SUD77264M0YEX GS-SUD77264M0Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77264L0YEX GS-SUD77264L0Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD7726400YEX GS-SUD7726400Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
GS-SUD77264Q0DEX GS-SUD77264Q0D						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUD77264M00EX GS-SUD77264M00						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77264L00EX GS-SUD77264L00						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77264000EX GS-SUD77264000						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒			
内蔵A I Tセット (AIT-2)		GS-SUS750130FWEX GS-SUS750130FW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)		
		GS-SUS750130DWE GS-SUS750130DW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)		
		GS-SUS7501300WE GS-SUS7501300W					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)		
		GS-SUS750130MWE GS-SUS750130MW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUS7501300WE GS-SUS7501300W					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
		GS-SUS750130FYEX GS-SUS750130FY			完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
		GS-SUS750130DYEX GS-SUS750130DY			完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUS7501300YEX GS-SUS7501300Y	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)			
	GS-SUS750130MYEX GS-SUS750130MY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130LYEX GS-SUS750130LY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS7501300YEX GS-SUS7501300Y	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	バックアップ ソフトウェア (※5)	
			維持保守	出張修理				
バックアップキャビネット	内蔵デバイス							
内蔵 AIT 2セット (AIT-2)	GS-SUS750130FOEX GS-SUS750130FO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS750130DOEX GS-SUS750130DO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS750130QOEX GS-SUS750130QO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS750130MOEX GS-SUS750130MO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS750130LOEX GS-SUS750130LO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS750130OOEX GS-SUS750130OO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒		
内蔵 LTO 2セット (Ultrium1 7-7L4)	GS-SUU710330F0EX GS-SUU710330F0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU710330D0EX GS-SUU710330D0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU710330Q0EX GS-SUU710330Q0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU710330M0EX GS-SUU710330M0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710330L0EX GS-SUU710330L0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710330O0EX GS-SUU710330O0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル	黒		
	GS-SUU710330FYEX GS-SUU710330FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU710330DYEX GS-SUU710330DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU710330QYEX GS-SUU710330QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU710330MYEX GS-SUU710330MY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710330LYEX GS-SUU710330LY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710330OYEX GS-SUU710330OY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU1/100)x5巻付き	黒		
	GS-SUU710330F0EX GS-SUU710330F0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU710330D0EX GS-SUU710330D0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU710330Q0EX GS-SUU710330Q0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU710330M0EX GS-SUU710330M0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710330L0EX GS-SUU710330L0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU710330O0EX GS-SUU710330O0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L4), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	内蔵 LTO 2セット (Ultrium2 7-7L4)	GS-SUU720340F0EX GS-SUU720340F0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU720340D0EX GS-SUU720340D0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
GS-SUU720340Q0EX GS-SUU720340Q0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU720340M0EX GS-SUU720340M0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU720340L0EX GS-SUU720340L0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
GS-SUU720340FYEX GS-SUU720340FY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU720340DYEX GS-SUU720340DY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720340QYEX GS-SUU720340QY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU720340MYEX GS-SUU720340MY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU720340LYEX GS-SUU720340LY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU720340OYEX GS-SUU720340OY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 77(LTOU2/200)x5巻付き	黒		
GS-SUU720340F0EX GS-SUU720340F0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU720340D0EX GS-SUU720340D0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720340Q0EX GS-SUU720340Q0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU720340M0EX GS-SUU720340M0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU720340L0EX GS-SUU720340L0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU720340O0EX GS-SUU720340O0					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
セキュリティカバー		GH-AU7221BKEX GH-AU7221BK				バックアップキャビネット用追加 (鍵付き)	黒	*2

*2: バックアップキャビネットへの搭載のみサポート

リム・パ・ブル・パ・ユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 ((標準価格))	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	リム・パ・ブル・パ・ ユニット GHORR163		
			維持保守	出張修理					
リム・パ・ブル・パ・ユニット内蔵デバイス									
内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5642BEX GH-SUM5642B				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒			
内蔵D A Tセット (DAT72)	GH-SUD77243QFWE GH-SUD77243QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)			
	GH-SUD77243QDWE GH-SUD77243QDW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)			
	GH-SUD77243Q0WE GH-SUD77243Q0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)			
	GH-SUD77243M0WE GH-SUD77243M0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD7724300WE GH-SUD7724300W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GH-SUD77243QFYEX GH-SUD77243QFY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUD77243QDYEX GH-SUD77243QDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUD77243Q0YEX GH-SUD77243Q0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUD77243M0YEX GH-SUD77243M0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77243L0YEX GH-SUD77243L0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD7724300YEX GH-SUD7724300Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x5巻付き	黒		
	GH-SUD77243Q0DEX GH-SUD77243Q0D					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77243Q00EX GH-SUD77243Q00					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUD77243M00EX GH-SUD77243M00					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77243L00EX GH-SUD77243L00					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77243000EX GH-SUD77243000					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)		GH-SUD77264QFWE GH-SUD77264QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
			GH-SUD77264QDWE GH-SUD77264QDW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
			GH-SUD77264Q0WE GH-SUD77264Q0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)	
			GH-SUD77264M0WE GH-SUD77264M0W				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
GH-SUD7726400WE GH-SUD7726400W					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x20巻付き	黒			
GH-SUD77264QFYEX GH-SUD77264QFY		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)		
GH-SUD77264QDYEX GH-SUD77264QDY		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)		
GH-SUD77264Q0YEX GH-SUD77264Q0Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)		
GH-SUD77264M0YEX GH-SUD77264M0Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUD77264L0YEX GH-SUD77264L0Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUD7726400YEX GH-SUD7726400Y		完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾉ (HS-4/170S)x10巻付き	黒		
GH-SUD77264Q0DEX GH-SUD77264Q0D						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUD77264Q00EX GH-SUD77264Q00						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUD77264M00EX GH-SUD77264M00						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUD77264L00EX GH-SUD77264L00						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUD77264000EX GH-SUD77264000						Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装	黒		
内蔵A I Tセット (AIT-2)		GH-SUS75013QFWE GH-SUS75013QFW	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
		GH-SUS75013QDWE GH-SUS75013QDW					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
		GH-SUS75013Q0WE GH-SUS75013Q0W					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)	
		GH-SUS75013M0WE GH-SUS75013M0W					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUS7501300WE GH-SUS7501300W				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x10巻付き	黒			
	GH-SUS75013QFYEX GH-SUS75013QFY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUS75013QDYEX GH-SUS75013QDY	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUS75013Q0YEX GH-SUS75013Q0Y	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUS75013M0YEX GH-SUS75013M0Y	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUS75013L0YEX GH-SUS75013L0Y	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUS7501300YEX GH-SUS7501300Y	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ (SDX2-50C)x5巻付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色)	R14-17 型 ユニット GHORR163				
			維持保守	出張修理							
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス											
内蔵 AIT セット (AIT-2)	GH-SUS750130FOEX GH-SUS750130FO	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUS750130DOEX GH-SUS750130DO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUS750130QOEX GH-SUS750130QO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
	GH-SUS750130MOEX GH-SUS750130MO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUS750130LOEX GH-SUS750130LO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUS750130OOEX GH-SUS750130OO				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒					
	内蔵 LTO セット (Ultrium1 7-7L1)										
	GH-SUU710330F0EX GH-SUU710330F0				・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU710330D0EX GH-SUU710330D0	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒									
GH-SUU710330Q0EX GH-SUU710330Q0	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒									
GH-SUU710330M0EX GH-SUU710330M0	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU710330L0EX GH-SUU710330L0	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU710330O0EX GH-SUU710330O0	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻付き	黒									
GH-SUU710330FYEX GH-SUU710330FY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒									
GH-SUU710330DYEX GH-SUU710330DY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒									
GH-SUU710330QYEX GH-SUU710330QY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒									
GH-SUU710330M0YEX GH-SUU710330M0Y	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU710330L0YEX GH-SUU710330L0Y	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU710330O0YEX GH-SUU710330O0Y	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x5巻付き	黒									
GH-SUU710330F0EX GH-SUU710330F0	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
GH-SUU710330D0EX GH-SUU710330D0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒						
GH-SUU710330Q0EX GH-SUU710330Q0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒						
GH-SUU710330M0EX GH-SUU710330M0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
GH-SUU710330L0EX GH-SUU710330L0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
GH-SUU710330O0EX GH-SUU710330O0				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, 7-7L1), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
内蔵 LTO セット (Ultrium2 7-7L2)											
GH-SUU720340F0EX GH-SUU720340F0				・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GH-SUU720340D0EX GH-SUU720340D0	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒									
GH-SUU720340Q0EX GH-SUU720340Q0	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒									
GH-SUU720340M0EX GH-SUU720340M0	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU720340L0EX GH-SUU720340L0	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU720340O0EX GH-SUU720340O0	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒									
GH-SUU720340FYEX GH-SUU720340FY	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒									
GH-SUU720340DYEX GH-SUU720340DY	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒									
GH-SUU720340QYEX GH-SUU720340QY	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒									
GH-SUU720340M0YEX GH-SUU720340M0Y	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU720340L0YEX GH-SUU720340L0Y	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒									
GH-SUU720340O0YEX GH-SUU720340O0Y	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻付き	黒									
GH-SUU720340F0EX GH-SUU720340F0	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
GH-SUU720340D0EX GH-SUU720340D0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒						
GH-SUU720340Q0EX GH-SUU720340Q0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒						
GH-SUU720340M0EX GH-SUU720340M0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
GH-SUU720340L0EX GH-SUU720340L0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
GH-SUU720340O0EX GH-SUU720340O0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒						
セキュリティーカバー											
GH-AU7221BKEX GH-AU7221BK							R14-17 R17 ユニット用+ (鍵付き)	黒	*3		

*3 : リムーバブルデバイスユニットへの搭載のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理			ラックマウント モデル	キャビネット モデル
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVFA-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDA-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSA-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBA-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVQA-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SGVFO-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDO-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSO-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBO-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-L110RD				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装	黒		
	GH-SGVFA-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDA-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSA-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBA-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVQA-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SGVFO-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDO-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSO-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBO-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-L110SD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装	黒		
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium2)	GH-SRUU72101QFY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SRUU72101QDY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SRUU72101QOY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SRUU72101MOY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU72101LOY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU72101OY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SRUU72101QFO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SRUU72101QDO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SRUU72101QOO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SRUU72101MOO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU72101LOO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU72101O0O	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装	黒		
	GH-SRUU72102QFY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2、メディア(LTOU2/200)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SRUU72102QDY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2、メディア(LTOU2/200)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SRUU72102QOY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2、メディア(LTOU2/200)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SRUU72102MOY	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2、メディア(LTOU2/200)x20巻付き	黒		
	GH-SRUU72102FO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SRUU72102DO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SRUU72102QOO	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2、BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SRUU72102O0O	完売しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装x2	黒		

・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理			ラックマウント モデル	キャビネット モデル
外付け装置 LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101QFY	・価格はH+J01にて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SRUU71101QDY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白				
	GH-SRUU71101QOY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白				
	GH-SRUU71101LOY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 メディア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白				
	GH-SRUU71101OY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 メディア(LTOU1/100)x10巻付き	白				
	GH-SRUU71101FO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白				
	GH-SRUU71101QDO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白				
	GH-SRUU71101QOO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白				
	GH-SRUU71101LOO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白				
	GH-SRUU71101OOO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装	白				
	GH-SRUU71102QFY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、メディア(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白				
	GH-SRUU71102QDY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、メディア(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白				
	GH-SRUU71102QOY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、メディア(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白				
	GH-SRUU71102OY		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 メディア(LTOU1/100)x20巻付き	白				
	GH-SRUU71102QFO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白				
	GH-SRUU71102QDO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白				
	GH-SRUU71102QOO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白				
	GH-SRUU71102OOO		ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2	白				
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SRUU7210AQFY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用、 メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SRUU7210AQDY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用、 メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SRUU7210AQOY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用、 メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SRUU7210AMOY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU7210ALOY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU7210AOOY	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 メディア(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SRUU7210AQFO	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SRUU7210AQDO	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SRUU7210AQOO	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SRUU7210AMOO	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU7210ALOO	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SRUU7210AOOO	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、GH-SRUU72101xxx増設用	黒		
	GH-SFU7210QFY	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SFU7210QDY	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SFU7210QOY	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SFU7210MY	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SFU7210LY	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SFU7210Y	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 メディア(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SFU7210QF	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SFU7210QD	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SFU7210Q	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SFU7210M	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SFU7210L	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	黒			
GH-FU7210	完了しました。			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (R1/R2)	LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理			ラックマウント モデル	キャビネット モデル
外付け装置								
LTOチェンジャー セット(Ultrium1)	GH-SRUU7110AQFY	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SRUU7110AQDY				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SRUU7110AQOY				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SRUU7110ALOY				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 メディア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
	GH-SRUU7110AOOY				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 メディア(LTOU1/100)x10巻付き	白		
	GH-SRUU7110AQFO				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SRUU7110AQDO				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SRUU7110AQO0				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白		
	GH-SRUU7110AL00				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
	GH-SRUU7110AO00				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用	白		
	GH-SFU7110QFY				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SFU7110QDY				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SFU7110QY				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白		
	GH-SFU7110LY				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 メディア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
	GH-SFU7110Y				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 メディア(LTOU1/100)x10巻付き	白		
	GH-SFU7110QF				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SFU7110QD				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SFU7110Q				キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白		
GH-SFU7110L			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白				
GH-FU7110			キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装	白				

ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	ディスクユニット					
			維持保守	出張修理			CR804	CR804Lite				
ディスクユニット内蔵デバイス												
内蔵ハードディスク	GH-UH773TEX GH-UH773TRX GH-UH773T	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-						
	GH-UH7146TEX GH-UH7146TRX GH-UH7146T				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-						
	GH-UH7300TEX GH-UH7300TRX GH-UH7300T				Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-						
	GH-UH773VEX GH-UH773VRX GH-UH773V				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-						
	GH-UH7146VEX GH-UH7146VRX GH-UH7146V				Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-						
	電源ユニット				GH-BP2161EX GH-BP2161			冗長化電源,ディスクユニット用	-			

コンパクトディスクライ装置 (CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	コンパクトディスクライ装置	
			維持保守	出張修理			CR804	CR804Lite
内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GH-UH7160NEX GH-UH7160NRX GH-UH7160N	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			シリアルATA,160GB,7200r/min,CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
	GH-UH7250NEX GH-UH7250NRX GH-UH7250N				シリアルATA,250GB,7200r/min,CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
	ハードディスクバック				GH-SUH7160N GH-SUH7250N	シリアルATA,160GBx5個,7200r/min,CR80(CR804Lite)専用	-	
ハードディスク用キット		GH-ES7315EX GH-ES7315			ハードディスク(5台まで)内蔵用,CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
電源ユニット								
電源ユニット		GH-BP2161EX GH-BP2161			冗長化電源,CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
外付け装置								
SFPコネクタ[光]		GH-CZ7531EX GH-CZ7531			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用,CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
ケーブル								
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m	-		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m	-		
メンテナンスケーブル		GH-LY7140 GH-LY7150			270/110-110ケーブルディスクユニット -CR80(CR804/CR804Lite)/ディスクユニット(DK801)間接続用,2.0m 70/110/130/CR80(CR804/CR804Lite) -CR80(CR804/CR804Lite)/ディスクユニット(DK801)間接続用,2.0m	-		
ソフトウェア								
INSTANT COPY		GHS-SVSS7B080			インスタントコピーソフトウェア	-		
REMOTE MIRRORING		GHS-SVSS7B081			リモートミラーソフトウェア	-		
Multi-path Fail-over Software		GHS-VSS7B051			二重化ソフトウェア	-		

テープメディアパック

(1)内蔵DAT/内蔵DATチェンジャー用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N.F.4色)	対象デバイス	
			維持保守	出張修理			DAT7/DATch	DAT72
消耗品								
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7DAT03	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x5巻パック	-		
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT0110		DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT0130		DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT0160		DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7DAT04		DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x5巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT0210		DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT0230		DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT0260		DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x60巻パック	-				
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7DATCL		クリーニングカートリッジ (HS-4/CL)x5巻パック	-				

(2)内蔵AIT用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N.F.4色)	対象デバイス	
			維持保守	出張修理			AIT-1	AIT-2
消耗品								
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7AT102	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			AITカートリッジ (SDX1-35C)x5巻パック	-		
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7AT10110		AITカートリッジ (SDX1-35C)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7AT10130		AITカートリッジ (SDX1-35C)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7AT10160		AITカートリッジ (SDX1-35C)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7AT202		AITカートリッジ (SDX2-50C)x5巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7AT20110		AITカートリッジ (SDX2-50C)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7AT20130		AITカートリッジ (SDX2-50C)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7AT20160		AITカートリッジ (SDX2-50C)x60巻パック	-				
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7AT1CL		AITクリーニングカートリッジ (SDX1-CL)x5巻パック	-				

(3)内蔵LTO/外付けLTOチェンジャー用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [[標準価格]]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N.F.4色)	対象デバイス	
			維持保守	出張修理			LTO	Ultriium1 Ultriium2
消耗品								
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7ULT03	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTOカートリッジ (LTOU1/100)x5巻パック	-		
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0110		LTOカートリッジ (LTOU1/100)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0130		LTOカートリッジ (LTOU1/100)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0160		LTOカートリッジ (LTOU1/100)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7ULT04		LTOカートリッジ (LTOU2/200)x5巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0210		LTOカートリッジ (LTOU2/200)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0230		LTOカートリッジ (LTOU2/200)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0260		LTOカートリッジ (LTOU2/200)x60巻パック	-				
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7ULTCL		LTOクリーニングカートリッジ (LTOU1/UCL)x5巻パック	-				