

4. オプション一覧

HA8000/20W AC, BC, GC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 AC	20 BC	20 GC
メモリーボード	GS-MJ7256VEX GS-MJ7256V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256Mx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ7512VEX GS-MJ7512V				512MB(256Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ701GVEX GS-MJ701GV				1GB(512Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ702GVEX GS-MJ702GV				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
拡張ボード									
SCSIボードセット	GS-SCS7361AEX GS-SCS7361A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-			
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-			
	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,100BASE-T	-			
	GS-CN6550EX GS-CN6550	PCI,100BASE-T,2Port	-						
	GS-CN7620EX GS-CN7620	PCI,100BASE-SX	-						
SVPボードセット	GS-SCM77001FEX GS-SCM77001F				PCI,100BASE-T,「サービス」ボタン 電源ユニット + SVP「イコラ」ケーブル付き	-			
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SA GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SA GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SA	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.5インチ SATA, 120GB, 7200rpm 2.5インチ SATA 1/2インチ厚付き	-			
	GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SA				2.5インチ SATA, 160GB, 7200rpm 2.5インチ SATA 1/2インチ厚付き	-			
	GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SA				2.5インチ SATA, 250GB, 7200rpm 2.5インチ SATA 1/2インチ厚付き	-			
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5348BEX				厚型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 48倍速	黒			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX				ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB	黒			
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD72430FWEX GS-SUD72430FW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD72430DWEX GS-SUD72430DW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱) 付き		
	GS-SUD72430MWEX GS-SUD72430MW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GS-SUD72430FWEX GS-SUD72430FY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD72430DWEX GS-SUD72430DY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱) 付き		
	GS-SUD72430MWEX GS-SUD72430MY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻付き	黒			
	GS-SUD72430FWEX GS-SUD72430FO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD72430DWEX GS-SUD72430DO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒			
	GS-SUD72430MWEX GS-SUD72430MO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻付き	黒			
内蔵A I Tセット (AIT-2)	GS-SUS750130FWEX GS-SUS750130FW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUS750130DWEX GS-SUS750130DW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱) 付き		
	GS-SUS750130MWEX GS-SUS750130MW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻付き	黒			
	GS-SUS750130FWEX GS-SUS750130FY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUS750130DWEX GS-SUS750130DY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱) 付き		
	GS-SUS750130MWEX GS-SUS750130MY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻付き	黒			
	GS-SUS750130FWEX GS-SUS750130FO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS750130DWEX GS-SUS750130DO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒			
	GS-SUS750130MWEX GS-SUS750130MO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 AC	20 BC	20 GC
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A		完了しました。		15型カラー液晶パネル、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DT3158		完了しました。		15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白			
	PC-DT3171		完了しました。		17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白			
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		キャビネットタイプ、ディスクドライブ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS201-C1BK200		完了しました。		キャビネットタイプ、ディスクドライブ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
スイッチングHUB	GH-BH75001		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300		完了しました。		2.11TB、2ドライブ	白			
	GT0DVDH0-03D1300		完了しました。		1.88TB、4ドライブ	白			
	GT0DVDH0-05D1300		完了しました。		3.29TB、4ドライブ	白			
	GT0DVDH0-02D130A		完了しました。		2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDH0-03D130A		完了しました。		1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDH0-05D130A		完了しました。		3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDH0-05D130F		完了しました。		3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き	白			
	GT0DVDE0-02D1300		完了しました。		705GB、2ドライブ	白			
	GT0DVDE0-03D1300		完了しました。		470GB、4ドライブ	白			
	GT0DVDE0-05D1300		完了しました。		940GB、2ドライブ	白			
	GT0DVDE0-02D130A		完了しました。		705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDE0-03D130A		完了しました。		470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDE0-05D130A		完了しました。		940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き	白			
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LX7200		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		DVDドライブ装置接続用、2.0m	-			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m	-			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m	-			
	GH-LN7E20		カテゴリ5Eシールドケーブル、20m	-					
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張ポート及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-			
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103				ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用、3.0m	-			
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBUK7075A		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7075S1		完了しました。		750VA/500W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK7100A		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7100S1		完了しました。		1000VA/670W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK7150A		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7150S1		完了しました。		1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK9150S1		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1500VA/1050W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-			
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		UPSソフトウェア2ポート拡張用ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSソフトウェア2ポート拡張用ユニット ソフトウェア搭載用金具付き 無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82		完了しました。		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)	-			
	GHS-VSUUP81				UPS接続ケーブル付き	-			
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP91		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		無停電電源装置管理ソフトウェアソフトウェア用、107インチ GH-SBUX9150用	-			
その他									
コンソール切替 ユニット(4ポート用)	GH-AT7044		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4ポート用	黒			
	GH-AT7043		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4ポート用	白			
コンソール切替 ユニット(8ポート用)	GH-AT7084		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8ポート用	黒			
	GH-AT7083		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8ポート用	白			

HA8000/20W EC,FC,HC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 EC	20 FC	20 HC
メモリーボード	GS-MJ7256VEX GS-MJ7256V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256Mx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ7512VEX GS-MJ7512V				512MB(256Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ701GVEX GS-MJ701GV				1GB(512Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ702GVEX GS-MJ702GV				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
拡張ボード	GS-SCS7361AEX GS-SCS7361A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1F+1R SCSI(Wide)ケーブル付き	-			
SCSIボードセット	GS-CS7361EX GS-CS7361				PCI,Ultra320 SCSI,1F+1R	-			
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-			
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,100BASE-T	-			
LANボード	GS-CN6550EX GS-CN6550	PCI,100BASE-T,2Port	-						
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620	PCI,100BASE-SX	-						
SVPボードセット	GS-SCM77001FEX GS-SCM77001F				PCI,100BASE-T,「サビ」レス設計 電源ユニット + SVP「イロ」の「ム」付き	-			
システム装置内蔵デバイス	GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SA	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.5インチ SATA, 120GB, 7200r/min	-			
内蔵ハードディスクセット	GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SA				2.5インチ SATA, 160GB, 7200r/min	-			
内蔵ハードディスクセット	GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SA				2.5インチ SATA, 250GB, 7200r/min	-			
内蔵ハードディスクセット	GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SA				2.5インチ SATA, 1F+1Rケーブル付き	-			
内蔵CD-ROMセット	GS-SUC5348BEX				厚型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 48倍速	黒			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX				ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB	黒			
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430FWEX GS-SUD72430FW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430DWEX GS-SUD72430DW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430MWEX GS-SUD72430MW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430FYEX GS-SUD72430FY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430DYEX GS-SUD72430DY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430QYEX GS-SUD72430QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430MYEX GS-SUD72430MY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430YEX GS-SUD72430Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430F0EX GS-SUD72430F0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430D0EX GS-SUD72430D0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430Q0EX GS-SUD72430Q0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430M0EX GS-SUD72430M0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATセット(DAT72)	GS-SUD72430Q0EX GS-SUD72430Q0	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB)	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130FWEX GS-SUS750130FW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130DWEX GS-SUS750130DW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130MWEX GS-SUS750130MW	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130FYEX GS-SUS750130FY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130DYEX GS-SUS750130DY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130QYEX GS-SUS750130QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130MYEX GS-SUS750130MY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130QYEX GS-SUS750130QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130F0EX GS-SUS750130F0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130D0EX GS-SUS750130D0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130Q0EX GS-SUS750130Q0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130M0EX GS-SUS750130M0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵AITセット(AIT-2)	GS-SUS750130Q0EX GS-SUS750130Q0	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮: 50GB/100GB)	黒			

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 EC	20 FC	20 HC
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A		完了しました。		15型カラー液晶パネル, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型TFTカラー, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白	*5	*5	*5
	PC-DT3158		完了しました。		15型TFTカラー, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		17型TFTカラー, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白	*5	*5	*5
	PC-DT3171		完了しました。		17型TFTカラー, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		キャビネットタイプ, デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS201-C1BK200		完了しました。		キャビネットタイプ, デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
スイッチングHUB	GH-BH75001		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ	白			
	GT0DVDH0-03D1300		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ	白			
	GT0DVDH0-05D1300		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ	白			
	GT0DVDH0-02D130A		完了しました。		2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDH0-03D130A		完了しました。		1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDH0-05D130A		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDH0-05D130F		完了しました。		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白			
	GT0DVDE0-02D1300		完了しました。		705GB, 2ドライブ	白			
	GT0DVDE0-03D1300		完了しました。		470GB, 4ドライブ	白			
	GT0DVDE0-05D1300		完了しました。		940GB, 2ドライブ	白			
	GT0DVDE0-02D130A		完了しました。		705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDE0-03D130A		完了しました。		470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白			
	GT0DVDE0-05D130A		完了しました。		940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白			
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LX7200		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		DVDドライブ装置接続用, 2.0m	-			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-			
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100		UPS I/F拡張ポート及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m		-				
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103		ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m		-				
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBUK7075A		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7075S1		完了しました。		750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK7100A		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7100S1		完了しました。		1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK7150A		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7150S1		完了しました。		1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK9150S1		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1500VA/1050W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-			
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		UPSソフトウェア2ポート拡張用ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780		UPSソフトウェア8ポート拡張用ユニット ソフトウェア搭載用金具付き 無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き		-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82		完了しました。		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP91		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		無停電電源装置管理ソフトウェアソフトウェア用, 107インチ GH-SBUX9150用	-			
その他									
コンソール切替 ユニット(4ポート用)	GH-AT7044		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4ポート用	黒			
	GH-AT7043		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4ポート用	白			
コンソール切替 ユニット(8ポート用)	GH-AT7084		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8ポート用	黒			
	GH-AT7083		完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8ポート用	白			

*5: Windows Server 2003サーバ(Windows 2000 Serverがダウンロード代行サービス付き)モデルは未サポート

HA8000/30W AC,BC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			30 AC	30 BC	
メモリーボード									
メモリーボード	GS-IMJ7256JEX GS-IMJ7256J	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256Mx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IMJ7512JEX GS-IMJ7512J		512MB(256Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-					
	GS-IMJ701GJEX GS-IMJ701GJ		1GB(512Mx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-					
	GS-IMJ702GJEX GS-IMJ702GJ		2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-					
拡張ボード									
SCSIボードセット	GS-SCS7361AEX GS-SCS7361A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-			
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361		PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-					
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240		PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-					
	GS-CN7540EX GS-CN7540		PCI,100BASE-T	-					
	GS-CN6550EX GS-CN6550	PCI,100BASE-T,2Port	-						
	GS-CN7620EX GS-CN7620	PCI,100BASE-SX	-						
SVPボードセット	GS-SCM77001GEX GS-SCM77001G				PCI,100BASE-T,サビレスロテータ 電源ユニット + SVPリファクタリングキット付き	-			
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SBEX GS-SUH7120SB GS-SUH7160SBEX GS-SUH7160SB GS-SUH7250SBEX GS-SUH7250SB	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.5インチ SATA, 120GB, 7200rpm 2.5インチ SATA 1/2インチベイ付き 2.5インチ SATA, 160GB, 7200rpm 2.5インチ SATA 1/2インチベイ付き 2.5インチ SATA, 250GB, 7200rpm 2.5インチ SATA 1/2インチベイ付き	-			
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5324CEX		薄型CD-ROM:ATAPI, 650MB, 24倍速 IDE変換基板付き	黒					
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX		ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB	黒					
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642CEX GS-SUM5642C		Fast SCSI-2, 640MB ケーブル付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD72330FWEX GS-SUD72330FW		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)				
	GS-SUD72330QWEX GS-SUD72330QW		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)				
	GS-SUD72330QWEX GS-SUD72330QW	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
	GS-SUD72330MEX GS-SUD72330M	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD72330QWEX GS-SUD72330QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒					
	GS-SUD72330FYEX GS-SUD72330FY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)					
	GS-SUD72330QYEX GS-SUD72330QY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)					
	GS-SUD72330QYEX GS-SUD72330QY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)付き					
	GS-SUD72330MYEX GS-SUD72330MY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD72330QYEX GS-SUD72330QY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻付き	黒					
	GS-SUD72330FEX GS-SUD72330F	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD72330DQEX GS-SUD72330DQ	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD72330QOEX GS-SUD72330QO	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
	GS-SUD72330MEX GS-SUD72330M	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD72330OEX GS-SUD72330O	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒					
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完売しました。	15型カラー液晶ディスプレイ, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白					
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15A6XGS	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型TFTカラー, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白					
	PC-DT3158	完売しました。	15型TFTカラー, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白					
	PC-DTA17ASXN	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	17型TFTカラー, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白					
	PC-DT3171	完売しました。	17型TFTカラー, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白					
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ, デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS202-R1BK000				バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル, ラック搭載ユニット, ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
	GS0BS202-R2BK000				バックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル, ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
	GS0BS201-C1BK200		完売しました。			キャビネットタイプ, デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS201-R1BK200		完売しました。			バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル, ラック搭載ユニット, ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
	GS0BS201-R2BK200		完売しました。			バックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル, ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
スイッチングHUB	GH-BH75001	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1桁)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4桁)	システム装置	
			維持保守	出張修理			30 AC	30 BC
外付け装置								
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300	完売しました。			2.11TB, 2ドライブ	白		
	GTODVDH0-03D1300	完売しました。			1.88TB, 4ドライブ	白		
	GTODVDH0-05D1300	完売しました。			3.29TB, 4ドライブ	白		
	GTODVDH0-02D130A	完売しました。			2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-03D130A	完売しました。			1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130A	完売しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130F	完売しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白		
	GTODVDE0-02D1300	完売しました。			705GB, 2ドライブ	白		
	GTODVDE0-03D1300	完売しました。			470GB, 4ドライブ	白		
	GTODVDE0-05D1300	完売しました。			940GB, 2ドライブ	白		
	GTODVDE0-02D130A	完売しました。			705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDE0-03D130A	完売しました。			470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDE0-05D130A	完売しました。			940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
ケーブル								
SCSIケーブル								
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m	-		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				絞ごり5Eシールドケーブル, 5m	-		
	GH-LN7E10				絞ごり5Eシールドケーブル, 10m	-		
	GH-LN7E20				絞ごり5Eシールドケーブル, 20m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	*1	*1
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-	*1	*1
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置								
	GH-SBUK7075A				750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7075S1	完売しました。			750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7100A				1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7100S1	完売しました。			1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150S1	完売しました。			1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S1	完売しました。			1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S1	完売しました。			2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-	*1	*1
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースカード拡張用ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェースカード拡張用ユニット ソフトウェアネットワーク搭載用金具付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81	完売しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)用, 10デバイス GH-SBUK9150用	-		

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [1] (税別)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			30 AC	30 BC
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(バックパネル「メタルアライ」)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(バックパネル「メタルアライ」)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネル「メタルアライ」	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用) バックパネル「メタルアライ」	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK	16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1			
ブランクパネル	GH-RP7011BK	1U用	黒	*1	*1			
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1			
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	システムアラートユニット	黒	*1	*1			
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	キーボード、マウス収納ユニット	黒	*1	*1			
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	キーボード (PS2) [白] + マウス(PS2) [白]付き スイッチング HUB (GH-BH7524、GH-BH7626T) 収納用	黒	*1	*1			
	GH-RH7201BK	スイッチング HUB (GH-BH75001、GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1			
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	アクトレット 6口、ブレーキスイッチ付き	黒	*1	*1			
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RO7110BK	15型ディスプレイ装置 (PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	液晶ディスプレイ装置 (PC-DTA15AXGS、PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
	GH-RL7500BK	液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U	黒	*1	*1			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 4インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1			
	GH-SRLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7043)付き	黒	*1	*1			
変換ブラケット	GH-AU7621	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1	*1			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7044)、4インチ用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1			
	GH-SAT7043	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7043)、4インチ用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	白	*1	*1			
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7084)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1			
	GH-SAT7083	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7083)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	白	*1	*1			
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1	*1			
30専用 ラックマウントキット	GS-AU7A80BK	30システム装置専用ラックマウントキット	黒	*1	*1			
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1			
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	ラックキャビネットへの流通型ジョイント搭載用ネジ、ナット等のセット	黒	*1	*1			
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット、4インチ用	黒				
	GH-AT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット、4インチ用	白				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット、8インチ用	黒				
	GH-AT7083	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット、8インチ用	白				

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W KC, UC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KC	70 UC
メモリーボード	GS-MJ7256VEX GS-MJ7256V	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256MBx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ7512VEX GS-MJ7512V				512MB(256MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-MJ701GVEX GS-MJ701GV				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-MJ702GVEX GS-MJ702GV				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
拡張ボード	ディスクアレイ コントローラボード SCSIボードセット	GS-CA7260EX GS-CA7260			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
SCSIボード	GS-SC57361BEX GS-SC57361B				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-		
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T	-		
	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-		
	GS-CN6550EX GS-CN6550				PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-		
	GS-CN7620EX GS-CN7620				PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GS-CC7211EX GS-CC7211	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF CR80(CR804)接続用,32'x10S(Windows Server 2003他)環境時専用	-		
	GS-CC7213EX GS-CC7213				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF CR80(CR804)接続用,64'x10S(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-		
	GS-CC7202EX GS-CC7202				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF SANRISE接続用,32'x10S(Windows Server 2003他)環境時専用	-		
	GS-CC7203EX GS-CC7203				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF SANRISE接続用,64'x10S(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-		
SVPボードセット	GS-SCM77001JEX GS-SCM77001J				PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF デュアルポート,SANRISE接続用	-		
	GS-SCM77101JEX GS-SCM77101J				PCI,10-ブザイ,9-E スポート 電源ユニット + SVP240W のケーブル付き	-		
					PCI,10-ブザイ,9-E スポート 電源ユニット + SVP240W のケーブル + 外部筐体運動機能付き	-		
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク	GS-UH7361AEX GS-UH7361ARX GS-UH7361A			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-		
		GS-UH7731AEX GS-UH7731ARX GS-UH7731A			Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
		GS-UH71461AEX GS-UH71461ARX GS-UH71461A			Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
		GS-UH73001AEX GS-UH73001ARX GS-UH73001A			Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
		GS-UH7731BEX GS-UH7731BRX GS-UH7731B			Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
		GS-UH71461BEX GS-UH71461BRX GS-UH71461B			Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
	内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SARX GS-SUH7120SA			7.2TB SATA,120GB,7200r/min 7.2TB SATA 1/Fケーブル付き	-		
		GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SARX GS-SUH7160SA			7.2TB SATA,160GB,7200r/min 7.2TB SATA 1/Fケーブル付き	-		
		GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SARX GS-SUH7250SA			7.2TB SATA,250GB,7200r/min 7.2TB SATA 1/Fケーブル付き	-		
	内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5348BEX			厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒		
	内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64'x10S(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒		
	内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B			Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒		
	内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD72430FWEX GS-SUD72430FW	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUD72430QWEX GS-SUD72430QW	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUD724300WEX GS-SUD724300W	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
		GS-SUD72430MWEX GS-SUD72430MW	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUD724300WEX GS-SUD724300W	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻付き	黒		
		GS-SUD72430FYEX GS-SUD72430FY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUD72430DYEX GS-SUD72430DY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUD72430QYEX GS-SUD72430QY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
		GS-SUD72430MYEX GS-SUD72430MY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUD724300YEX GS-SUD724300Y	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻付き	黒		
		GS-SUD72430F0EX GS-SUD72430F0	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD72430D0EX GS-SUD72430D0	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD7243000EX GS-SUD7243000	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GS-SUD72430M0EX GS-SUD72430M0	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUD7243000EX GS-SUD7243000	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (5ヶ軸)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 KC	70 UC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77264QFVEX GS-SUD77264QFV	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264QDIEX GS-SUD77264QDI	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264QOEX GS-SUD77264QO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUD77264M0EX GS-SUD77264M0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264O0EX GS-SUD77264O0	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻付き	黒			
	GS-SUD77264QFYEX GS-SUD77264QFY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264QDYEX GS-SUD77264QDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264QOYEX GS-SUD77264QOY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUD77264M0YEX GS-SUD77264M0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264O0YEX GS-SUD77264O0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GS-SUD77264Q0EX GS-SUD77264Q0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77264Q0EX GS-SUD77264Q0EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD77264M00EX GS-SUD77264M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264O00EX GS-SUD77264O00	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	内蔵 A I T 2セット (AIT-2)	GS-SUS75013QFVEX GS-SUS75013QFV	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUS75013QDIEX GS-SUS75013QDI	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUS75013QOEX GS-SUS75013QO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
		GS-SUS75013M0EX GS-SUS75013M0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUS75013O0EX GS-SUS75013O0	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
GS-SUS75013QFYEX GS-SUS75013QFY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
GS-SUS75013QDYEX GS-SUS75013QDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
GS-SUS75013QOYEX GS-SUS75013QOY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
GS-SUS75013M0YEX GS-SUS75013M0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013O0YEX GS-SUS75013O0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻付き	黒			
GS-SUS75013QF0EX GS-SUS75013QF0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013Q0EX GS-SUS75013Q0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUS75013M00EX GS-SUS75013M00		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013O00EX GS-SUS75013O00		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵 L T O 2セット (Ultrium2 ㏑7㏑㏑)		GS-SUU72023QFVEX GS-SUU72023QFV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUU72023QDIEX GS-SUU72023QDI	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUU72023QOEX GS-SUU72023QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
		GS-SUU72023M0EX GS-SUU72023M0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUU72023O0EX GS-SUU72023O0	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SUU72023QFYEX GS-SUU72023QFY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023QDYEX GS-SUU72023QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023QOYEX GS-SUU72023QOY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUU72023M0YEX GS-SUU72023M0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023O0YEX GS-SUU72023O0Y	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻付き	黒			
	GS-SUU72023QFY0EX GS-SUU72023QFY0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023QDY0EX GS-SUU72023QDY0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023QOY0EX GS-SUU72023QOY0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUU72023M0Y0EX GS-SUU72023M0Y0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023O0Y0EX GS-SUU72023O0Y0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑7㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x5巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 KC	70 UC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB付)	GS-SUU720230FOEX GS-SUU720230FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720230DOEX GS-SUU720230DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720230MOEX GS-SUU720230MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB付)	GS-SUU720240FWEX GS-SUU720240FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720240DWEX GS-SUU720240DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240FWEX GS-SUU720240FW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SUU720240FYEX GS-SUU720240FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720240DYEX GS-SUU720240DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU2/200)x5巻付き	黒			
	GS-SUU720240FOEX GS-SUU720240FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720240MOEX GS-SUU720240MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium3 7.6TB付)	GS-SUU740240FWEX GS-SUU740240FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU740240DWEX GS-SUU740240DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GS-SUU740240MOWEX GS-SUU740240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU740240FWEX GS-SUU740240FW		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
GS-SUU740240FYEX GS-SUU740240FY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU740240DYEX GS-SUU740240DY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU740240MOWEX GS-SUU740240MOW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ7(LTOU3/400)x5巻付き	黒			
GS-SUU740240FOEX GS-SUU740240FO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU740240MOEX GS-SUU740240MO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置		PC-DC5203A	完了しました。			15型ワイド液晶ディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置		PC-DTA15AXGS	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白		
		PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	完了しました。			4U ネットワーク, 7.6TB 搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS202-R1BK000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ネットワーク, 4U, 7.6TB 搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GS0BS202-R2BK000	完了しました。			ネットワーク 2台目増設用, 7.6TB 搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
	GS0BS201-C1BK200	完了しました。			4U ネットワーク, 7.6TB 搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS201-R1BK200	完了しました。			ネットワーク, 4U, 7.6TB 搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
	GS0BS201-R2BK200	完了しました。			ネットワーク 2台目増設用, 7.6TB 搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔円〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KC	70 UC
外付け装置								
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100				※PC ネットワーク、デハイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140)付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R1BK100				ラックマウントタイプ、4U、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R2BK100				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR164-C1BK200				※PC ネットワーク、デハイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7150)付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R1BK200				ラックマウントタイプ、4U、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR163-C1BK200	完了しました。			※PC ネットワーク、デハイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7120)付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R1BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ、4U、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R2BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7120) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR163-C1BK300	完了しました。			※PC ネットワーク、デハイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140)付き	黒	*4	*4
GHORR163-R1BK300	完了しました。			ラックマウントタイプ、4U、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
GHORR163-R2BK300	完了しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801				※PC ネットワーク、デハイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デハイス最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	*4	*4
	GHODK801-R000801				ラックマウントタイプ、3U、デハイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デハイス最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	*1	*1
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、8連装	黒	*1	*1
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、16連装	黒	*1	*1
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	※PC ネットワーク、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒	*1	*1
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	※PC ネットワーク、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒	*1	*1
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200	完了しました。			8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802	完了しました。			16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	完了しました。			ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	完了しました。			8ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
DVDライブラリ装置 (※PC ネットワーク)	GTODVDH0-02D1300	完了しました。			2.11TB、2ドライブ	白		
	GTODVDH0-03D1300	完了しました。			1.88TB、4ドライブ	白		
	GTODVDH0-05D1300	完了しました。			3.29TB、4ドライブ	白		
	GTODVDH0-02D130A	完了しました。			2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-03D130A	完了しました。			1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130A	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130F	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き	白		
	GTODVDE0-02D1300	完了しました。			705GB、2ドライブ	白		
	GTODVDE0-03D1300	完了しました。			470GB、4ドライブ	白		
	GTODVDE0-05D1300	完了しました。			940GB、2ドライブ	白		
	GTODVDE0-02D130A	完了しました。			705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白		
GTODVDE0-03D130A	完了しました。			470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白			
GTODVDE0-05D130A	完了しました。			940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き	白			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				※PC ネットワーク、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800				※PC ネットワーク、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GBx3	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA00800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA02514				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GBx3	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA02800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GBx15	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GBx10	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GBx5	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GBx15	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GBx10	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GBx5	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : SVPボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 〔円〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4桁)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KC	70 UC
外付け装置								
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4063-xxxxx 9500V	-	-	-	SANRISE 9500V	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	A-65x2-x 9900V	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-		
ケーブル								
S C S Iケーブル	GH-LA7101				ディスクユニット接続用,1.0m	-		
	GH-LA7301				LT0ファン/リヤ装置接続用,3.0m	-		
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用,2.0m	-		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T用)	GH-LN7E05				10Gイーサネットケーブル,5m	-		
	GH-LN7E10				10Gイーサネットケーブル,10m	-		
	GH-LN7E20				10Gイーサネットケーブル,20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m CR80(CR804)接続用	-		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m CR80(CR804)接続用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270GC/270HC/リム-ハブケーブルユニット(GHRR163) - リム-ハブケーブルユニット(GHRR163)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7140				70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブケーブルユニット(GHRR164) - リム-ハブケーブルユニット(GHRR163),270GC/270HC/リム-ハブケーブルユニット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブケーブルユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7150				70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブケーブルユニット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブケーブルユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用,3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	-		
PS2/KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103				ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用,3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUK7075A				750VA/500W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用,1.8m]付き	黒		
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7075S1			完了しました。	750VA/500W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7100A				1000VA/670W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用,1.8m]付き	黒		
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7100S1			完了しました。	1000VA/670W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用,1.8m]付き	黒		
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150S1			完了しました。	1200VA/980W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用,1.8m]付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S1			完了しました。	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用,1.8m]付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S1			完了しました。	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[3.0m],PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W,キビ ネットタイ UPS接続ケーブル[3.0m],PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[3.0m],PowerMonitorH付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[3.0m],PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-	*1	*1
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード	-	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース拡張ボード拡張用ユニット ラックキビ ネット搭載用金具付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81			完了しました。	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHクライアント	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用,10インチx9 GH-SBUX9150用	-		

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔円〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4桁)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KC	70 UC
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(パネル)「ラックキャビネット」	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK				ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1			
ブランクパネル	GH-RP7011BK	1U用	黒	*1	*1			
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1			
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	システムアラートユニット	黒	*1	*1			
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	キーボード、マウス収納ユニット	黒	*1	*1			
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	キーボード(PS2)〔白〕 + マウス(PS2)〔白〕付き スイッチング HUB(GH-BH7524、GH-BH7626T) 収納用	黒	*1	*1			
	GH-RH7201BK	スイッチング HUB(GH-BH75001、GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1			
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	アクトレット 6口、ブレーキ付き	黒	*1	*1			
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RO7110BK	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS、PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
	GH-RL7500BK	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U	黒	*1	*1			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ コネクタ切替ユニット付き)	GH-RLK7221	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 8インチコネクタ切替ユニット付き	黒	*1	*1			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ コネクタ切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ、1U 4インチコネクタ切替ユニット付き	黒	*1	*1			
	GH-SRLK7220	完了しました。						
変換ブラケット	GH-AU7621	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1	*1			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ ト用)	GH-SAT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044)、4インチト用、2U ラックキャビネット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1		
	GH-SAT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4インチト用、2U ラックキャビネット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	白	*1	*1		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ ト用)	GH-SAT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084)、8インチト用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1		
	GH-SAT7083	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8インチト用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	白	*1	*1		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	コンソール切替ユニット(4インチト用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1	*1			
ラックマウントキット	GS-AU7549	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具、フロントパネル)	黒	*1	*1			
ラック搭載トレー	GH-AU7A10BK	汎用ラックキャビネット搭載トレー(固定金具付き)	黒	*1	*1			
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	ラックキャビネットへの流通型ジョイント搭載用ネジ、ナット等のセット	黒	*1	*1			
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット 搭載用)	GH-AU7785	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1	*1		
	GH-AU7662	ラックキャビネット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1			
	GH-AU7663	ラックキャビネット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1			
	GH-AU7664	コンソール切替ユニット(4インチト用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1			
その他	GH-AU7664	キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1			
	GH-AT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチト用	黒				
コンソール切替 ユニット(4インチ ト用)	GH-AT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチト用	白				
	GH-AT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチト用	黒				
コンソール切替 ユニット(8インチ ト用)	GH-AT7083	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチト用	白				

*1：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W PC, TC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PC	70 TC
プロセッサ	プロセッサ	GS-ECSPX3P0QAEX GS-ECSPX3P0QA GS-ECSPX3P4QAEX GS-ECSPX3P4QA GS-ECSPX3P6QAEX GS-ECSPX3P6QA GS-ECSPX3P6RAEX GS-ECSPX3P6RA			Xeon(3DGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB Xeon(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB Xeon(3.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
メモリーボード	メモリーボード	GS-MJ7512NEX GS-MJ7512N GS-MJ701GNEX GS-MJ701GN GS-MJ702GNEX GS-MJ702GN GS-MJ704GNEX GS-MJ704GN			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM 1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM 2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM 4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
拡張ボード	ディスクアレイ コントローラボード SCSIボードセット SCSIボード LANボード Fibre Channel ボード SVPボードセット	GS-CA7260EX GS-CA7260 GS-SCS7361BEX GS-SCS7361B GS-CS7361EX GS-CS7361 GS-CN7240EX GS-CN7240 GS-CN7540EX GS-CN7540 GS-CN6550EX GS-CN6550 GS-CN7620EX GS-CN7620 GS-CC7211EX GS-CC7211 GS-CC7213EX GS-CC7213 GS-CC7202EX GS-CC7202 GS-CC7203EX GS-CC7203 GS-CC7301EX GS-CC7301 GS-SCM77001KEX GS-SCM77001K GS-SCM77101KEX GS-SCM77101K GS-SCM77001HEX GS-SCM77001H GS-SCM77101HEX GS-SCM77101H			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル PCI,ループライ,100BASE-TX/10BASE-T PCI,ループライ,1000BASE-T PCI,ループライ,1000BASE-T,2Port PCI,ループライ,1000BASE-SX PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:SFF CR80(CR804)接続用,32kバイトOS(Windows Server 2003他)環境時専用 PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:SFF CR80(CR804)接続用,64kバイトOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用 PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:SFF SANRIS接続用,32kバイトOS(Windows Server 2003他)環境時専用 PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:SFF SANRIS接続用,64kバイトOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用 PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:SFF デュアルポート,SANRIS接続用 PCI,ループライ,9.75V 2A 出力 電源ユニット + SVPRケーブル 2本付き PCI,ループライ,9.75V 2A 出力 電源ユニット + SVPRケーブル 2本 + 外部筐体連動機能付き PCI,ループライ,9.75V 2A 出力 電源ユニット + SVPRケーブル 2本付き PCI,ループライ,9.75V 2A 出力 電源ユニット + SVPRケーブル 2本 + 外部筐体連動機能付き	-		
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク セット 内蔵ハードディスク セット 内蔵CD-ROM セット 内蔵DVD-RAM 内蔵光磁気ディスク セット 内蔵DATセット (DAT72)	GS-UH7361AEX GS-UH7361ARX GS-UH7361A GS-UH7731AEX GS-UH7731ARX GS-UH7731A GS-UH71461AEX GS-UH71461ARX GS-UH71461A GS-UH73001AEX GS-UH73001ARX GS-UH73001A GS-UH7731BEX GS-UH7731BRX GS-UH7731B GS-UH71461BEX GS-UH71461BRX GS-UH71461B GS-SUH7120SAEX GS-SUH7120SARX GS-SUH7120SA GS-SUH7160SAEX GS-SUH7160SARX GS-SUH7160SA GS-SUH7250SAEX GS-SUH7250SARX GS-SUH7250SA GS-SUC5348BEX GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B GS-SUD77243QFIEX GS-SUD77243QFI GS-SUD77243QDIEX GS-SUD77243QDI GS-SUD77243QOEX GS-SUD77243QO GS-SUD77243MOEX GS-SUD77243MO GS-SUD77243OEX GS-SUD77243O GS-SUD77243OYEX GS-SUD77243OY GS-SUD77243QOYEX GS-SUD77243QOY GS-SUD77243MOYEX GS-SUD77243MOY GS-SUD77243OYEX GS-SUD77243OY			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min SATA,120GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き SATA,160GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き SATA,250GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き 厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速 ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64kバイトOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応 Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻付き	-		

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PC	70 TC
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T セット (DAT72)	GS-SUD72430FOEX GS-SUD72430FO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD72430DOEX GS-SUD72430DO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD7243000EX GS-SUD7243000	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD7243000EX GS-SUD7243000	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD7243000EX GS-SUD7243000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD72640FWE GS-SUD72640FW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD72640DWE GS-SUD72640DW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD72640QWE GS-SUD72640QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒		
	GS-SUD72640MWE GS-SUD72640MW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD72640QWE GS-SUD72640QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒		
	GS-SUD72640FWE GS-SUD72640FY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD72640DWE GS-SUD72640DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD72640QWE GS-SUD72640QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒		
	GS-SUD72640MWE GS-SUD72640MY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD72640QWE GS-SUD72640QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒		
	GS-SUD72640DWE GS-SUD72640DO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD72640QWE GS-SUD72640QD	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD7264000EX GS-SUD7264000	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD7264000EX GS-SUD7264000	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD7264000EX GS-SUD7264000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒		
内蔵 A I T セット (AIT-2)	GS-SUS750130FWE GS-SUS750130FW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS750130DWE GS-SUS750130DW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS750130QWE GS-SUS750130QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒		
	GS-SUS750130MWE GS-SUS750130MW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS750130QWE GS-SUS750130QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
	GS-SUS750130FWE GS-SUS750130FY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS750130DWE GS-SUS750130DY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS750130QWE GS-SUS750130QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒		
	GS-SUS750130MWE GS-SUS750130MY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS750130QWE GS-SUS750130QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	黒		
	GS-SUS750130FWE GS-SUS750130FO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS750130DWE GS-SUS750130DO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS750130QWE GS-SUS750130QD	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS750130MWE GS-SUS750130MO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS750130QWE GS-SUS750130QD	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒		
内蔵 L T O セット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞﾙ)	GS-SUU720230FWE GS-SUU720230FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720230DWE GS-SUU720230DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720230QWE GS-SUU720230QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒		
	GS-SUU720230MWE GS-SUU720230MW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720230QWE GS-SUU720230QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SUU720230FWE GS-SUU720230FV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720230DWE GS-SUU720230DV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720230QWE GS-SUU720230QV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き	黒		
	GS-SUU720230MWE GS-SUU720230MV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720230QWE GS-SUU720230QV	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 [1種]は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4種)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 PC	70 TC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7L41付)	GS-SUU720230FYEX GS-SUU720230FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720230DYEX GS-SUU720230DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720230QYEX GS-SUU720230QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720230MYEX GS-SUU720230MY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720230QYEX GS-SUU720230QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き	黒			
	GS-SUU720230FOEX GS-SUU720230FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720230DOEX GS-SUU720230DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720230MOEX GS-SUU720230MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7L41付)	GS-SUU720240FYEX GS-SUU720240FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU720240DYEX GS-SUU720240DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720240QYEX GS-SUU720240QY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU720240MYEX GS-SUU720240MY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU720240QYEX GS-SUU720240QY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
GS-SUU720240FOEX GS-SUU720240FO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU720240DOEX GS-SUU720240DO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU720240MOEX GS-SUU720240MO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium3 7L41付)		GS-SUU740240FYEX GS-SUU740240FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU740240DYEX GS-SUU740240DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU740240QYEX GS-SUU740240QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU740240MYEX GS-SUU740240MY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU740240QYEX GS-SUU740240QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
	GS-SUU740240FOEX GS-SUU740240FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU740240DOEX GS-SUU740240DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU740240MOEX GS-SUU740240MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	電源ユニット								
	電源ユニット	GS-BP2220EX GS-BP2220	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-		
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型ｶﾞｰﾝｽﾌﾟﾛ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞｰ, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTｶﾞｰ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTｶﾞｰ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			

分類	形名	希望小売価格 〔1種〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PC	70 TC
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000				ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000				ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*1	*1
	GS0BS202-R2BK000				ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*1	*1
	GS0BS201-C1BK200	完了しました。			ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS201-R1BK200	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*1	*1
	GS0BS201-R2BK200	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*1	*1
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100				ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R1BK100				ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R2BK100				ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
	GHORR164-C1BK200	完了しました。			ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150)付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R1BK200	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
	GHORR164-R2BK200	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
	GHORR163-C1BK200	完了しました。			ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120)付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R1BK200	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R2BK200	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
	GHORR163-C1BK300	完了しました。			ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R1BK300	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
	GHORR163-R2BK300	完了しました。			ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ 2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾞﾞﾄﾞｰ付き	黒	*4	*4
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801				ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7101)x1本付き	黒		
	GHODK801-R000801				ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,3U,ﾃﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7101)x1本付き	黒	*1	*1
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒	*1	*1
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒	*1	*1
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒	*1	*1
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒	*1	*1
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装	白	*1	
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装x2	白	*1	
LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ﾌﾗｯｸﾞﾓﾝｲﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白	*1	
	GH-xFU7110x	-	-	-	ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装	白	*1	
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ﾊﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾊﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200	完了しました。			8ﾊﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802	完了しました。			16ﾊﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ﾊﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ﾊﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	完了しました。			ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	完了しました。			8ｽﾄﾗｸﾞ-ﾄﾞ(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ﾊﾞｰﾄﾞ迄)	-		
DVDライブラリ装置 (ｷｬﾍﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ)	GT0DDVDH0-02D1300	完了しました。			2.11TB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GT0DDVDH0-03D1300	完了しました。			1.88TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GT0DDVDH0-05D1300	完了しました。			3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GT0DDVDH0-02D130A	完了しました。			2.11TB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVDH0-03D130A	完了しました。			1.88TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVDH0-05D130A	完了しました。			3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVDH0-05D130F	完了しました。			3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体350枚付き	白		
	GT0DDVE0-02D1300	完了しました。			705GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GT0DDVE0-03D1300	完了しました。			470GB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GT0DDVE0-05D1300	完了しました。			940GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GT0DDVE0-02D130A	完了しました。			705GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVE0-03D130A	完了しました。			470GB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白		
	GT0DDVE0-05D130A	完了しました。			940GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体100枚付き	白		

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [1桁]は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PC	70 TC
外付け装置								
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GB/160GBx3	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA00800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA02514				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB/160GBx3	黒	*1	*1
	GHOCR804-RA02800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 3500GB/1500GBx15	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2250GB/1125GBx10	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1000GB/500GBx5	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 2240GB/1120GBx15	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 1440GB/720GBx10	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, 640GB/320GBx5	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx		-	-	SANRISE 9500V	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx		-	-	SANRISE AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x		-	-	SANRISE 9970V/9980V	-		
L T O ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF		-	-	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 20スロット, SCSI 1/Fiber	-		
	HT-4697-LxxxD		-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ, 80スロット, Fibre Channel 1/Fiber	-		
	GH-SGVxx-Lx20xD		-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ, 20スロット, SCSI 1/Fiber	-		
L T Oカートリッジ	HT-F4697-LT2T20				LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻	-		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻	-		
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	-		
ケーブル								
S C S Iケーブル	GH-LA7101				ディスクユニット接続用, 1.0m	-		
	GH-LA7301				LTOドライブ/ライブラリ装置接続用, 3.0m	-		
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m	-		
L A N ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eインジカケーブル, 5m	-		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eインジカケーブル, 10m	-		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eインジカケーブル, 20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチモードファイバ(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチモードファイバ(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270GC/270HC/リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR163) - リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR163)間接続用, 2.0m	-		
	GH-LY7140				70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR164) - リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR163), 270GC/270HC/リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR164)間接続用, 2.0m	-		
	GH-LY7150				70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスユニット(GHORR164)間接続用, 2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110			システムアラートユニット接続用, 3.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-		
P S 2 K B / マウス / C R Tケーブル	GH-LVK7103				コントロール切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUK7075A				750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒		
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル[1.8m], PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7075S1			完了しました。	750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル[1.8m], PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK7100A				1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒		
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル[1.8m], PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7100S1			完了しました。	1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル[1.8m], PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1桁は標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4桁)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PC	70 TC
無停電電源装置	GH-SBUK7150A				1200VA/980W, キーボード ネットタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
無停電電源装置	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, キーボード ネットタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7150S1			完了しました。	1200VA/980W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S1			完了しました。	1200VA/980W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S1			完了しました。	2250VA/2250W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 1.8m (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, キーボード ネットタイフ UPS接続ケーブル 3.0m, PowerMonitorH 付き	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, キーボード ネットタイフ UPS接続ケーブル 3.0m, PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 3.0m, PowerMonitorH 付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックマウントタイフ UPS接続ケーブル 3.0m, PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-	*1	*1
UPS インタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース8ポート拡張ボード	-		
UPS 拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース8ポート拡張ユニット ラックマウント金具付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア (v7.0.4) UPS接続ケーブル 1.8m 付き	-		
	GHS-VSUUP81			完了しました。	無停電電源装置管理ソフトウェア (v7.0) UPS接続ケーブル 1.8m 付き	-		
PowerMonitorHクワイアント	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用, 10ポート GH-SBUx9150用	-		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック), フロントア (1.8m) ネットタイフ, ラックマウント金具 (2枚1組) のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック), フロントア (1.8m) ネットタイフ, ラックマウント金具 (2枚1組) のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット (HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用) 1.8m ネットタイフ	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK				16U用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用) 1.8m ネットタイフ	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7011BK				1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)	黒	*1	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒	*1	*1
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK				キーボード, マウス収納用ユニット キーボード (PS2) [白] + マウス (PS2) [白] 付き	黒	*1	*1
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK				スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	*1	*1
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトレット 6口, プレハブタイプ付き	黒	*1	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置 (PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置 (PC-DTA15AXG, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット (1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ, 1U	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット (8インチ切替ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ, 1U 8インチ切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット (4インチ切替ユニット付き)	GH-SRLK7220A				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ, 1U 4インチ切替ユニット付き	黒	*1	*1
	GH-SRLK7220			完了しました。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ, 1U 4インチ切替ユニット付き	黒	*1	*1
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット (4インチ用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット (GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1
	GH-SAT7043			完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット (GH-RK7001BK) 付き	白	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット (8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7084), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット (GH-RK7001BK) 付き	黒	*1	*1
	GH-SAT7083			完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット (GH-RK7001BK) 付き	白	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット (4インチ用) ラックマウントキット	黒	*1	*1
ラックマウントキット	GS-AU7549				システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用 (システム固定金具, フロントパネル)	黒	*1	*1
ラック搭載トレー	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレー (固定金具付き)	黒	*1	*1
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキャビネットへの流通型 ショック搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	*1	*1

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(株)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V E 別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PC	70 TC
ラック関連 RACK MOUNT KIT (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1	*1
	GH-AU7662				バックアップキャビネット、リム・バルドレールユニット、 LTOチェンジャーユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット[48"ト用]用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7664				キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
その他								
コンソール切替 ユニット(48"ト用)	GH-AT7044	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48"ト用	黒		
	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 48"ト用	白		
コンソール切替 ユニット(88"ト用)	GH-AT7084	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88"ト用	黒		
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 88"ト用	白		

*1：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (Y/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70	SC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77264QFVEX GS-SUD77264QFV	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264QDIEX GS-SUD77264QDI	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264Q0VEX GS-SUD77264Q0V	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUD77264M0VEX GS-SUD77264M0V	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264Q0VEX GS-SUD77264Q0V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒			
	GS-SUD77264QFYEX GS-SUD77264QFY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264QDYEX GS-SUD77264QDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUD77264Q0YEX GS-SUD77264Q0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUD77264M0YEX GS-SUD77264M0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264Q0YEX GS-SUD77264Q0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GS-SUD77264Q0EX GS-SUD77264Q0E	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00E	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD77264M00EX GS-SUD77264M00E	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00E	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒			
	内蔵 A I T 2 設 置 (AIT-2)	GS-SUS75013QFVEX GS-SUS75013QFV	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUS75013QDIEX GS-SUS75013QDI	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUS75013Q0VEX GS-SUS75013Q0V	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
		GS-SUS75013M0VEX GS-SUS75013M0V	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUS75013Q0VEX GS-SUS75013Q0V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
		GS-SUS75013QFYEX GS-SUS75013QFY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
GS-SUS75013QDYEX GS-SUS75013QDY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
GS-SUS75013Q0YEX GS-SUS75013Q0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
GS-SUS75013M0YEX GS-SUS75013M0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013Q0YEX GS-SUS75013Q0Y		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	黒			
GS-SUS75013Q0FEX GS-SUS75013Q0F		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00E		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)	黒			
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00E		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUS75013M00EX GS-SUS75013M00E		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00E		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
内蔵 L T O 設 置 (Ultrium2 ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ)		GS-SUU72023QFVEX GS-SUU72023QFV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUU72023QDIEX GS-SUU72023QDI	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
		GS-SUU72023Q0VEX GS-SUU72023Q0V	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
		GS-SUU72023M0VEX GS-SUU72023M0V	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUU72023Q0VEX GS-SUU72023Q0V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SUU72023QFYEX GS-SUU72023QFY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023QDYEX GS-SUU72023QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023Q0YEX GS-SUU72023Q0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUU72023M0YEX GS-SUU72023M0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023Q0YEX GS-SUU72023Q0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	黒			
	GS-SUU72023QFYEX GS-SUU72023QFY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023QDYEX GS-SUU72023QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
	GS-SUU72023Q0YEX GS-SUU72023Q0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き		
	GS-SUU72023M0YEX GS-SUU72023M0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023Q0YEX GS-SUU72023Q0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｰﾌﾞﾙｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ﾏﾞ ﾏﾞ(LTOU2/200)x5巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別は標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置 70 SC	
			維持保守	出張修理				
システム装置内蔵デバイス								
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB)	GS-SUU720230FOEX GS-SUU720230FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、7.6TB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720230DOEX GS-SUU720230DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、7.6TB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、7.6TB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720230MOEX GS-SUU720230MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、7.6TB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、7.6TB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB)	GS-SUU720240FWEX GS-SUU720240FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720240DWEX GS-SUU720240DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240FYEX GS-SUU720240FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720240DYEX GS-SUU720240DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720240YEX GS-SUU720240Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	内蔵LTOセット (Ultrium3 7.6TB)	GS-SUU740240FWEX GS-SUU740240FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU740240DWEX GS-SUU740240DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
		GS-SUU740240MOWEX GS-SUU740240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
GS-SUU740240FYEX GS-SUU740240FY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU740240DYEX GS-SUU740240DY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU740240YEX GS-SUU740240Y		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU740240MOWEX GS-SUU740240MOW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU740240MOWEX GS-SUU740240MOW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
電源ユニット								
電源ユニット		GS-BP2220EX GS-BP2220	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-	
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置		PC-DC5203A	完了しました。			15型カラー液晶、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白	
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白	*5	
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白	*5	
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白		
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000				キャビネットタイプ、7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、4U、7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GS0BS202-R2BK000				ラックマウントタイプ、2台目増設用、7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GS0BS201-C1BK200	完了しました。			キャビネットタイプ、7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS201-R1BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ、4U、7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GS0BS201-R2BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ、2台目増設用、7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

*5 : Windows Server 2003対応(Windows 2000 Serverのアップグレード代行サービス付き)モデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (P.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70	SC
外付け装置								
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100				キビ ネットタイプ, デハ イス搭載なし SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7140) 付き	黒	*4	
	GHORR164-R1BK100				ラックマウントタイプ, 4U, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK100				ラックマウントタイプ 2台目増設用, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4	
	GHORR164-C1BK200				キビ ネットタイプ, デハ イス搭載なし SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7150) 付き	黒	*4	
	GHORR164-R1BK200				ラックマウントタイプ, 4U, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4	
	GHORR163-C1BK200	完了しました。			キビ ネットタイプ, デハ イス搭載なし SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7120) 付き	黒	*4	
	GHORR163-R1BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ, 4U, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4	
	GHORR163-R2BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7120) + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4	
	GHORR163-C1BK300	完了しました。			キビ ネットタイプ, デハ イス搭載なし SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7140) 付き	黒	*4	
GHORR163-R1BK300	完了しました。			ラックマウントタイプ, 4U, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4		
GHORR163-R2BK300	完了しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用, デハ イス搭載なし, SCSIケーブル (GH-LA7151) + メンテナンスケーブル (GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル 付き	黒	*4		
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB), 8連装	黒	*1	
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB), 16連装	黒	*1	
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	キビ ネットタイプ, LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB), 10連装	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:400/800GB), 10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キビ ネットタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒		
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		*1
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装x2	白		*1
LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		*1
	GH-xFU7110x	-	-	-	キビ ネットタイプ, LTO(Ultrium1, 非/圧縮:100/200GB), 10連装	白		*1
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200	完了しました。			8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802	完了しました。			16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	完了しました。			ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	完了しました。			8ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
DVDライブラリ装置 (キビ ネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ	白		
	GTODVDH0-03D1300	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ	白		
	GTODVDH0-05D1300	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ	白		
	GTODVDH0-02D130A	完了しました。			2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-03D130A	完了しました。			1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130A	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130F	完了しました。			3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き	白		
	GTODVDE0-02D1300	完了しました。			705GB, 2ドライブ	白		
	GTODVDE0-03D1300	完了しました。			470GB, 4ドライブ	白		
	GTODVDE0-05D1300	完了しました。			940GB, 2ドライブ	白		
	GTODVDE0-02D130A	完了しました。			705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDE0-03D130A	完了しました。			470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き	白		
GTODVDE0-05D130A	完了しました。			940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き	白			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				キビ ネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800				キビ ネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングコントローラ, 320GB/160GBx3	黒	*1	
	GHOCR804-RA00800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA02514				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB/160GBx3	黒	*1	
	GHOCR804-RA02800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングコントローラ, 3500GB/160GBx15	黒		*1
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングコントローラ, 2250GB/160GBx10	黒		*1
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングコントローラ, 1000GB/160GBx5	黒		*1
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングコントローラ, 2240GB/160GBx15	黒		*1

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : SVPボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 (1台)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置 70 SC
			維持保守	出張修理			
外付け装置							
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE10533	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、1440GB7レイ(160GBx10)	黒	*1
	GHOCR804-LE00523		ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、640GB7レイ(160GBx5)	黒	*1		
	GHOCR804-LE00803		ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒	*1		
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	- SANRISE 9500V	-	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	- SANRISE AMS/WMS	-	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	- SANRISE 9970V/9980V	-	-	
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	- 最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ、20ドライブ、SCSI 1/FF7	-	-	
	HT-4697-Lxx0xD	-	-	- 最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ、80ドライブ、Fibre Channel 1/FF7	-	-	
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	- 最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ、20ドライブ、SCSI 1/FF7	-	-	
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2)、20巻	-	-
	HT-F4697-LT2T40		LTOカートリッジ(Ultrium2)、40巻	-	-		
	HT-F4697-LT2T80		LTOカートリッジ(Ultrium2)、80巻	-	-		
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7301	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	LTOファンクショナル装置接続用、3.0m	-	-
	GH-LX7200		DVDドライブ装置接続用、2.0m	-	-		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	-	-	10G SFPポートケーブル、5m	-	-	
	GH-LN7E10	-	-	10G SFPポートケーブル、10m	-	-	
	GH-LN7E20	-	-	10G SFPポートケーブル、20m	-	-	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-	-
	GH-LA7510		Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-	-		
	GH-LA7603		2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、3.0m CR80(CR804)接続用	-	-		
	GH-LA7610		2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m CR80(CR804)接続用	-	-		
	HT-F4063-KC5M		2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、5.0m SANRISE接続用	-	-		
	HT-F4063-KC10M		2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m SANRISE接続用	-	-		
	HT-F4063-KC20M		2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、20.0m SANRISE接続用	-	-		
	HT-F4063-KB5M		2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、5.0m SANRISE接続用	-	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	-	-	270GC/270HC/リム-IPケーブル[イーサネット(GHRR163)] - リム-IPケーブル[イーサネット(GHRR163)]間接続用、2.0m	-	-	
	GH-LY7140	-	-	70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-IPケーブル イーサネット(GHRR164) - リム-IPケーブル[イーサネット(GHRR163)]、270GC/270HC/リム-IPケーブル イーサネット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-IPケーブル[イーサネット(GHRR164)]間接続用、2.0m	-	-	
	GH-LY7150	-	-	70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-IPケーブル イーサネット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-IPケーブル[イーサネット(GHRR164)]間接続用、2.0m	-	-	
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	-	-	システムアラートユニット接続用、3.0m	-	-	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	-	-	UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-	-	
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	-	-	ディスプレイケーブル延長用、0.7m	-	-	
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300	-	-	キーボードマウスケーブル延長用、2.0m	-	-	
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	-	-	ケーブル切替ユニット(GH-AT704x、GH-AT708x)接続用、3.0m	-	-	
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBUK7100A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1000VA/670W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒	-
	GH-SBUK7100S2		1000VA/670W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-		
	GH-SBUK7100S1	完了しました。	-	-	1000VA/670W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	-
	GH-SBUK7150A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1200VA/980W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒	-
	GH-SBUK7150S2		1200VA/980W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-		
	GH-SBUK7150S1	完了しました。	-	-	1200VA/980W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	-
	GH-SBUR7215A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒	*1
	GH-SBUR7215S2		1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1		
	GH-SBUR7215S1	完了しました。	-	-	1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1
	GH-SBUR7131A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	黒	*1
	GH-SBUR7131S2		2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1		
	GH-SBUR7131S1	完了しました。	-	-	2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒	*1
	GH-SBUK9150S1	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1500VA/1050W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH付き	-	-
	GH-SBUK9150S2		1500VA/1050W、キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-	-		
	GH-SBUR9150S1		1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH付き	-	-		
	GH-SBUR9150S2		1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-	-		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 別)	システム装置 70 SC
			維持保守	出張修理			
無停電電源装置							
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースボード拡張用ボード	-	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェースボード拡張用ユニット ラックキャビネット搭載用金具付き	-	
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-	
	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-	
PowerMonitorHクワイアット	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアット用,1015イテス GH-SBUx9150用	-	
ラック関連							
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),700ントア(バックパネルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),700ントア(バックパネルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒	*1
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネルタイプ	黒	*1
	GH-RD7165BK				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用) バックパネルタイプ	黒	*1
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1
ブランクパネル	GH-RP7011BK				1U用	黒	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒	*1
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK				キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 付き	黒	*1
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK				スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626) 収納用	黒	*1
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトット 6 口,ブレーキ付き	黒	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ,1U	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ切替ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ,1U 8インチ切替ユニット付き	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ切替ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ,1U 4インチ切替ユニット付き	黒	*1
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ,1U 4インチ切替ユニット付き	黒	*1
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックユニット + キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1
	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7043),4インチ用,2U ラックユニット + キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	*1
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7083),8インチ用,2U キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1
ラックマウントキット	GS-AU7549				システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具,700ントパネル)	黒	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1
HA 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキャビネットへの流通型ネジ品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	*1
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785				70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1
	GH-AU7662				バックアップキャビネット,UM-Bパネルディスプレイユニット	-	
	GH-AU7663				1Uトランスポートユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用	-	*1
	GH-AU7664				他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット キーボード / マウス収納ユニット コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1
その他							
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,4インチ用	黒	
	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,4インチ用	白	
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,8インチ用	黒	
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,8インチ用	白	

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/110W DC,EC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 DC	110 EC
メモリーボード								
メモリーボード	GS-IMJ7256VEX GS-IMJ7256V	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256MBx1),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-IMJ7512VEX GS-IMJ7512V				512MB(256MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-IMJ701GVEX GS-IMJ701GV				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-IMJ702GVEX GS-IMJ702GV				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	-		
拡張ボード								
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,Ultra320 SCSI,17インチ	-		
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-		
	GS-CN7540EX GS-CN7540				PCI,100BASE-T	-		
	GS-CN6550EX GS-CN6550				PCI,100BASE-T,2Port	-		
	GS-CN7620EX GS-CN7620	PCI,100BASE-SX	-					
Fibre Channel ボード	GS-CC7211EX GS-CC7211 GS-CC713EX GS-CC7213 GS-CC7202EX GS-CC7202 GS-CC7203EX GS-CC7203	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F333タイプ:SFF CR80(CR804)接続用,32bit OS(Windows Server 2003他)環境時専用	-		
	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F333タイプ:SFF CR80(CR804)接続用,64bit OS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用				-			
	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F333タイプ:SFF SANRISE接続用,32bit OS(Windows Server 2003他)環境時専用				-			
	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F333タイプ:SFF SANRISE接続用,64bit OS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用				-			
SVPボードセット	GS-SCM7001LEX GS-SCM7001L				PCI,100BASE-T,9.45インチ 電源ユニット + SVPリファクタリング 電源ユニット管理ソフトウェア,IPMI1.5準拠	-		
BMCモジュール	GS-ES7400EX					-		
システム装置内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120SCEX GS-SUH7120SC GS-SUH7160SCEX GS-SUH7160SC GS-SUH7250SCEX GS-SUH7250SC	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			シリアルATA,120GB,7200r/min シリアルATA 1/ケーブル付き	-		
	シリアルATA,160GB,7200r/min シリアルATA 1/ケーブル付き				-			
	シリアルATA,250GB,7200r/min シリアルATA 1/ケーブル付き				-			
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DCS203A	完了しました。			15型カラー液晶ディスプレイ,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	白		
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-R1BK000 GS0BS202-R2BK000 GS0BS201-R1BK200 GS0BS201-R2BK200	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ,4U,デール搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	ラックマウントタイプ,2台目増設用,デール搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き				黒			
	ラックマウントタイプ,4U,デール搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き				黒			
	ラックマウントタイプ,2台目増設用,デール搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き				黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF GH-SGVxx-L116RF GH-SGVxx-L110RF				ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装 ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装 ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒 黒 黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110RD				ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001 GH-BH75161 GH-BH7524 GH-BH7626T	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	16ポート(10Mbps/100Mbps)				-			
	24ポート(10Mbps/100Mbps)				-			
	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])				-			
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200 HT-4990-SW3802 HT-4990-SW3250 HT-4990-SW3850	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPなし	-		
	16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFP付き				-			
	8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き				-			
	16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き				-			
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	完了しました。			ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	完了しました。			拡張ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513 GHOCR804-RA00800 GHOCR804-RA02514 GHOCR804-RA02800	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ,CR80(CR804),320GBx1(160GBx3),単体接続用	黒		
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804),ハードディスク搭載なし				黒			
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,320GBx1(160GBx3)				黒			
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし				黒			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573 GHOCR804-LE10563 GHOCR804-LE00553 GHOCR804-LE30543 GHOCR804-LE10533 GHOCR804-LE00523 GHOCR804-LE00803	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,3500GBx1(250GBx15)	黒		
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,2250GBx1(250GBx10)				黒			
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,1000GBx1(250GBx5)				黒			
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,2240GBx1(160GBx15)				黒			
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,1440GBx1(160GBx10)				黒			
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,640GBx1(160GBx5)				黒			
	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,ハードディスク搭載なし				黒			

分類	形名	希望小売価格 [1] (税別)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 DC	110 EC
外付け装置								
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4063-xxxxx 9500V	-	-	-	SANRISE 9500V	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	A-65x2-x 9900V	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-		
ケーブル								
S C S I ケーブル	GH-LA7301				LTOファイバー接続用, 3.0m	-		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				対応 95インバスケーブル, 5m	-		
	GH-LN7E10				対応 95インバスケーブル, 10m	-		
	GH-LN7E20				対応 95インバスケーブル, 20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-		
HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-			
HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用, 3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS 1/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-		
PS2 KB/マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215S1			完売しました。	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131S1			完売しました。	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアイト付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース2ポート拡張ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース2ポート拡張ユニット ラックキャビネット搭載用金具付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81			完売しました。	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHクワイアイト	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアイト用, 10レイブス GH-SBUx9150用	-		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルアライメント), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルアライメント), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒		
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒		
ブランクパネル	GH-RP7011BK				1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒		
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK				キーボード, マウス収納用ユニット キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒		
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK				スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 DC	110 EC
ラック関連								
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アットレット6口、ブレーカスイッチ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A) 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS、PC-DTA17ASXN)収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158)収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ、1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ液晶切替ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ、1U 8インチ液晶切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ液晶切替ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ、1U 4インチ液晶切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ、1U 4インチ液晶切替ユニット(GH-AT7043)付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキックネット	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044)、4インチ用、2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4インチ用、2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	白		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)付き	白		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキックネット搭載用	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキックネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキックネットへの流通ジョイント品搭載用ネジ、ナット等のセット	黒		
RACK MOUNT KIT (他社製 ラックキックネット搭載用)	GH-AU7775				110システム装置用他社製ラックキックネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキックネット搭載用)	-		
	GH-AU7662				ラックキックネット用他社製ラックキックネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキックネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664				キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキックネット搭載用レール取付けキット	-		
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチ用	黒		
	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチ用	白		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチ用	黒		
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチ用	白		

HA8000/110W GC,HC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置				
			維持保守	出張修理			110 GC	110 HC			
プロセッサ											
プロセッサ	GS-ECSPX3P0QCX GS-ECSPX3P0QC	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(3.0GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-					
	GS-ECSPX3P4QCX GS-ECSPX3P4QC				Xeon(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-					
	GS-ECSPX3P6QCX GS-ECSPX3P6QC				Xeon(3.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-					
	GS-ECSPX3P6RCX GS-ECSPX3P6RC				Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-					
メモリーボード											
メモリーボード	GS-IMJ7512NEX GS-IMJ7512N	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-					
	GS-IMJ701GNEX GS-IMJ701GN				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-					
	GS-IMJ702GNEX GS-IMJ702GN				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-					
	GS-IMJ704GNEX GS-IMJ704GN				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-					
拡張ボード											
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-					
SCSIボード	GS-CS7361EX				PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用キット	-					
	GS-CS7361				PCI,フルサイズ,Ultra320 SCSI,1チャネル 7.5インチ PCI slots搭載現地増設用	-					
	GS-CS7362				PCI,LowProfile,Ultra320 SCSI,1チャネル LowProfile PCI slots搭載現地増設用	-					
LANボードセット	GS-SCN7240EX				PCI,100BASE-TX/10BASE-T LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用キット	-					
LANボード	GS-CN7240				PCI,フルサイズ,100BASE-TX/10BASE-T 7.5インチ PCI slots搭載現地増設用	-					
	GS-CN7241				PCI,LowProfile,100BASE-TX/10BASE-T LowProfile PCI slots搭載現地増設用	-					
LANボードセット	GS-SCN7540EX				PCI,1000BASE-T LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用キット	-					
LANボード	GS-CN7540	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,フルサイズ,1000BASE-T 7.5インチ PCI slots搭載現地増設用	-					
	GS-CN7541				PCI,LowProfile,1000BASE-T LowProfile PCI slots搭載現地増設用	-					
LANボードセット	GS-SCN6550EX				PCI,1000BASE-T,2Port LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用キット	-					
LANボード	GS-CN6550				PCI,フルサイズ,1000BASE-T,2Port 7.5インチ PCI slots搭載現地増設用	-					
	GS-CN6551				PCI,LowProfile,1000BASE-T,2Port LowProfile PCI slots搭載現地増設用	-					
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620				PCI,フルサイズ,1000BASE-SX	-					
Fibre Channel ボード	GS-CC7211EX GS-CC7211				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3339917:SFF CR80(CR804)接続用,32C ユーOS(Windows Server 2003他)環境時専用	-					
	GS-CC7213EX GS-CC7213				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3339917:SFF CR80(CR804)接続用,64C ユーOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-					
	GS-CC7202EX GS-CC7202				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3339917:SFF SANRISE接続用,32C ユーOS(Windows Server 2003他)環境時専用	-					
	GS-CC7203EX GS-CC7203				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3339917:SFF SANRISE接続用,64C ユーOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-					
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7301EX GS-SCC7301				PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3339917:SFF デュアルポート,SANRISE接続用,PCI-X PCI Express変換用Rizer Card付き	-					
Myrinetボード	GS-CN6620EX GS-CN6620				個別見積り	-	-	PCI,2Gbps,Fibre,7.5インチ	-		
SVPボードセット	GS-SCM77001MEX GS-SCM77001M				・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,サーバ用,LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用キット 電源ユニット + SVP2107 のみ 5ヶ付	-		
	GS-SCM77011M							PCI,サーバ用,7.5インチ PCI slots搭載現地増設用 電源ユニット + SVP2107 のみ 5ヶ付	-		
	GS-SCM77101MEX GS-SCM77101M	PCI,サーバ用,LowProfile PCI slots搭載現地増設用 電源ユニット + SVP2107 のみ 5ヶ付	-								
		PCI,フルサイズ,サーバ用,7.5インチ 電源ユニット + SVP2107 のみ 5ヶ付 + 外部筐体運動機能付き	-								
システム装置内蔵デバイス											
内蔵ハードディスク	GS-UH7361CEX GS-UH7361CRX GS-UH7361C	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-					
	GS-UH7731CEX GS-UH7731CRX GS-UH7731C				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-					
	GS-UH71461CEX GS-UH71461CRX GS-UH71461C				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-					
	GS-UH73001CEX GS-UH73001CRX GS-UH73001C				Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-					
	GS-UH7731DEX GS-UH7731DRX GS-UH7731D				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-					
	GS-UH71461DEX GS-UH71461DRX GS-UH71461D				Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-					
	GS-UH7361CEX GS-UH7361C				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-					
	GS-UH7731CEX GS-UH7731C				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-					
	GS-UH71461CEX GS-UH71461C				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-					
	GS-UH73001CEX GS-UH73001C				Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-					
	GS-UH7731DEX GS-UH7731D				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-					
	GS-UH71461DEX GS-UH71461D				Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-					
電源ユニット											
電源ユニット	GS-BP2230EX GS-BP2230				・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-		

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V/F色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 GC	110 HC
ディスプレイ装置	ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完売しました。		15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	PC-DT3158	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DT3158		完売しました。		15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	PC-DT3171	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白		
	PC-DT3171		完売しました。		17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白		
外付け装置	バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-R1BK000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	バックアップタイプ、4U、デバイス搭載なし	黒			
GS0BS202-R2BK000	バックアップタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし	黒						
GS0BS201-R1BK200	バックアップタイプ、4U、デバイス搭載なし	黒						
GS0BS201-R2BK200	バックアップタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし	黒						
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-R1BK100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	バックアップタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
	GHORR164-R2BK100		バックアップタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
	GHORR164-R1BK200		バックアップタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
	GHORR164-R2BK200		バックアップタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
	GHORR163-R1BK200		バックアップタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
	GHORR163-R2BK200		バックアップタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
	GHORR163-R1BK300		バックアップタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
	GHORR163-R2BK300		バックアップタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151)	黒	*4	*4		
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-R000801	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	バックアップタイプ、3U、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デバイス最大14台搭載可能	黒				
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	バックアップタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、8連装	黒			
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	バックアップタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、16連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	バックアップタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110RD	-	-	バックアップタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒			
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx	-	-	バックアップタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装	白			
	GH-SRUU71102xxx	-	-	バックアップタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装x2	白			
LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110AXxx	-	-	バックアップタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装	白			
スイッチングHUB	GH-BH75001	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH75161		16ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7524		24ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7626T		24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-				
Myrinet HUB	GH-BH6160F	個別見積り	-	16ポート(MyrinetHUB)、Fibre	-			
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200	完売しました。		8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし	-			
	HT-4990-SW3802	完売しました。		16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き	-			
	HT-4990-SW3250	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx8付き	-				
	HT-4990-SW3850		16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx16付き	-				
ショートウェブ SFP	HT-F4990-SFPS	完売しました。		ショートウェブ SFP(4個)	-			
ポート拡張機構	HT-F4063-DFFE7	完売しました。		拡張ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	バックアップタイプ、CR80(CR804)、320GB/160GBx3、単体接続用	黒				
	GHOCR804-RA00800		バックアップタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒				
	GHOCR804-RA02514		バックアップタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GB/160GBx3	黒				
	GHOCR804-RA02800		バックアップタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒				
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	バックアップタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GB/160GBx15	黒				
	GHOCR804-LE10563		バックアップタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GB/160GBx10	黒				
	GHOCR804-LE00553		バックアップタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GB/160GBx5	黒				
	GHOCR804-LE30543		バックアップタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GB/160GBx15	黒				
	GHOCR804-LE10533		バックアップタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GB/160GBx10	黒				
	GHOCR804-LE00523		バックアップタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GB/160GBx5	黒				
GHOCR804-LE00803	バックアップタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒						
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx 9500V	-	-	SANRISE 9500V	-			
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS	-	-	SANRISE AMS/WMS	-			
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x 9900V	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-			
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ、20x20ドット、SCSI 1/FFx16	-			
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ、20x20ドット、SCSI 1/FFx16	-			
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	LTOカートリッジ(Ultrium2)、20巻	-				
	HT-F4697-LT2T40		LTOカートリッジ(Ultrium2)、40巻	-				
	HT-F4697-LT2T80		LTOカートリッジ(Ultrium2)、80巻	-				

*4 : S V P ボードセット(GS-SCM710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 8B)	システム装置					
			維持保守	出張修理			110 GC	110 HC				
ケーブル												
SCSIケーブル	GH-LA7101				ディスクユニット接続用,1.0m	-						
	GH-LA7301				LT0フィンガー/LT05フィンガー装置接続用,3.0m	-						
	LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)				GH-LN7E05	カテゴリ5Eインパルスカテゴリー,5m	-					
					GH-LN7E10	カテゴリ5Eインパルスカテゴリー,10m	-					
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m	-						
	GH-LA7510				マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-						
	GH-LA7603				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m	-						
	GH-LA7610				マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-						
					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m	-						
	HT-F4063-KC5M				CR80(CR804)接続用	-						
					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m	-						
	HT-F4063-KC10M				CR80(CR804)接続用	-						
					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m	-						
	HT-F4063-KC20M				SANRISE接続用	-						
					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m	-						
HT-F4063-KB5M	SANRISE接続用	-										
	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m	-										
HT-F4063-KB10M	SANRISE接続用	-										
	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m	-										
HT-F4063-KB20M	SANRISE接続用	-										
	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m	-										
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270GC/270HC/UM-IPケーブルユニット(GHRR163)	-						
	GH-LY7140				- UM-IPケーブルユニット(GHRR163)間接続用,2.0m	-						
	GH-LY7150				70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164) - UM-IPケーブルユニット(GHRR163),270GC/270HC/UM-IPケーブルユニット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-						
					70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164)間接続用,2.0m	-						
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110											
UPS接続ケーブル	GH-LU7100											
Myrinet Fibre ケーブル	GH-LN6003F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル,3.0m	-						
	GH-LN6010F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル,10.0m	-						
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-						
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-						
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用,3.0m	-						
無停電電源装置												
無停電電源装置	GH-SBUR7215A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,ラックマウントタイプ		黒					
	GH-SBUR7215S2				UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用,1.8m]付き		黒					
	GH-SBUR7215S1				UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		黒					
	GH-SBUR7131A				1200VA/980W,ラックマウントタイプ		黒					
					UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0)付き		黒					
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ		黒					
					UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用,1.8m]付き		黒					
	GH-SBUR7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ		黒					
					UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き		黒					
	GH-SBUR9150S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ		黒					
UPS接続ケーブル[1.8m],PowerChute Business Edition(v7.0)付き			黒									
GH-SBUR9150S2	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ		-									
	UPS接続ケーブル[3.0m],PowerMonitorH付き		-									
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1500VA/1050W,ラックマウントタイプ		-					
	GH-BUA780				UPS接続ケーブル[3.0m],PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアイト付き		-					
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	完了しました。			UPSインタフェースボード拡張用ボード		-					
	GHS-VSUUP81				UPSインタフェースボード拡張用ユニット		-					
PowerMonitorHクワイアイト	GHS-VSUUP91	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ネットワーク搭載用金具付き		-					
					無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4)		-					
ラック関連	ラックキャビネット セット	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS接続ケーブル付き		-					
					無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)		-					
	ラックキャビネット				UPS接続ケーブル付き		-					
					無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)		-					
	ラックサイドパネル				GH-RS7385BK	完了しました。			UPS接続ケーブル付き		-	
					GH-RS7165BK				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)		-	
					GH-RS7160BK				UPS接続ケーブル付き		-	
	フロントドア				GH-RD7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアイト用,10ベイ用		-	
					GH-RD7165BK				GH-SBUX9150用		-	
	リアドア				GH-RD7166BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バックメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		黒	
GH-RP7011BK		16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バックメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		黒								
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		黒					
					16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		黒					
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		黒					
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(バックメタルタイプ)		黒					
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		黒					
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		黒					
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組		黒					
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(バックメタルタイプ)		黒					
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(バックメタルタイプ)		黒					
リアドア	GH-RD7166BK				16U用リアア(バックメタルタイプ)		黒					
	GH-RP7011BK				16U用リアア(バックメタルタイプ)		黒					
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				1U用		黒					
					HA8000/HA8500共通ラック接続用(38U/16U共用)		黒					

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N F 8色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 GC	110 HC
ラック関連								
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒		
K Bマウス 収納ユニット	GH-RK7001BK				キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒		
HUB収納ユニット	GH-RH7100BK				スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトット 6口、ブレーカ付付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ、1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ切替 ユニット付き)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ、1U 8インチ切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ切替 ユニット付き)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ、1U 4インチ切替ユニット付き	黒		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ、1U 4インチ切替ユニット付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7044)、4インチ用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7043				完了しました。	白		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7084)、8インチ用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	黒		
	GH-SAT7083				完了しました。	白		
コンソール切替ユニット ラック搭載キット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキャビネットへの流通型 ショウ品搭載用ネジ、ナット等のセット	黒		
RACK MOUNT KIT (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7775				110システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用)	-		
	GH-AU7662				バックアップキャビネット、リムハブ/ディスプレイユニット、 LTOチェンジャーユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664				キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット、4インチ用	黒		
	GH-AT7043				完了しました。	白		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット、8インチ用	黒		
	GH-AT7083				完了しました。	白		

HA8000/130W AC,BC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AC	130 BC
プロセッサ	GS-EOSPX3P0QAEX GS-EOSPX3P0QA	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(3.0GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
プロセッサ	GS-EOSPX3P4QAEX GS-EOSPX3P4QA				Xeon(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
	GS-EOSPX3P6QAEX GS-EOSPX3P6QA				Xeon(3.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
	GS-EOSPX3P6RAEX GS-EOSPX3P6RA				Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
メモリーボード	GS-MJ7512NEX GS-MJ7512N				512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GS-MJ701GNEX GS-MJ701GN			1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ702GNEX GS-MJ702GN			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ704GNEX GS-MJ704GN			4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-			
拡張ボード	GS-CA7260EX GS-CA7260			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-			
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CS7361EX GS-CS7361			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240			PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-			
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540			PCI,100BASE-T	-			
LANボード	GS-CN6550EX GS-CN6550			PCI,100BASE-T,2Port	-			
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620			PCI,100BASE-SX	-			
Fibre Channel ボード	GS-CC7211EX GS-CC7211			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3ネットワーク:SFF CR80(CR804)接続用,32KバイトOS(Windows Server 2003他)環境時専用	-			
Fibre Channel ボード	GS-CC7213EX GS-CC7213			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3ネットワーク:SFF CR80(CR804)接続用,64KバイトOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-			
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3ネットワーク:SFF SANRISSE接続用,32KバイトOS(Windows Server 2003他)環境時専用	-			
Fibre Channel ボード	GS-CC7203EX GS-CC7203			PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3ネットワーク:SFF SANRISSE接続用,64KバイトOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-			
Fibre Channel ボード	GS-CC7301EX GS-CC7301			PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3ネットワーク:SFF デュアルポート,SANRISSE接続用	-			
SVPボードセット	GS-SCM77001NEX GS-SCM77001N			PCI,100BASE-T,サードパーティ電源ユニット + SVPリソースの追加	-			
SVPボードセット	GS-SCM77101NEX GS-SCM77101N			PCI,100BASE-T,サードパーティ電源ユニット + SVPリソースの追加 + 外部筐体運動機能付き	-			
システム装置内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GS-UH7361EEX GS-UH7361ERX GS-UH7361E			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-			
内蔵ハードディスク	GS-UH7731EEX GS-UH7731ERX GS-UH7731E			Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-			
内蔵ハードディスク	GS-UH71461EEX GS-UH71461ERX GS-UH71461E			Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-			
内蔵ハードディスク	GS-UH73001EEX GS-UH73001ERX GS-UH73001E			Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-			
内蔵ハードディスク	GS-UH7731FEX GS-UH7731FRX GS-UH7731F			Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-			
内蔵ハードディスク	GS-UH71461FEX GS-UH71461FRX GS-UH71461F			Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7080EX GS-UV7080			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64KバイトOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒			
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B			Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430FIEX GS-SUD772430FI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430DIEX GS-SUD772430DI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430DIEX GS-SUD772430DI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430MIEX GS-SUD772430MI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430MIEX GS-SUD772430MI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430FIEX GS-SUD772430FI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430DIEX GS-SUD772430DI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430DIEX GS-SUD772430DI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430MIEX GS-SUD772430MI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430MIEX GS-SUD772430MI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430FIEX GS-SUD772430FI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430DIEX GS-SUD772430DI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430MIEX GS-SUD772430MI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430MIEX GS-SUD772430MI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72)	GS-SUD772430MIEX GS-SUD772430MI	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x5巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			130 AC	130 BC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77264QFVEX GS-SUD77264QFV	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)	
	GS-SUD77264QDIEX GS-SUD77264QDI	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)	
	GS-SUD77264QOEX GS-SUD77264QO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)付き	
	GS-SUD77264M0EX GS-SUD77264M0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264Q0EX GS-SUD77264Q0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x20巻付き	黒			
	GS-SUD77264QFYEX GS-SUD77264QFY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)	
	GS-SUD77264QDYEX GS-SUD77264QDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)	
	GS-SUD77264Q0YEX GS-SUD77264Q0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)付き	
	GS-SUD77264M0YEX GS-SUD77264M0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264Q0YEX GS-SUD77264Q0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77264Q0DEX GS-SUD77264Q0D	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD77264M00EX GS-SUD77264M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒			
	* 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。								
	内蔵 A I T 2セット (AIT-2)								
	GS-SUS75013QFVEX GS-SUS75013QFV	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)	
	GS-SUS75013QDIEX GS-SUS75013QDI	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)	
	GS-SUS75013QOEX GS-SUS75013QO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)付き	
	GS-SUS75013M0EX GS-SUS75013M0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013Q0EX GS-SUS75013Q0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻付き	黒				
GS-SUS75013QFYEX GS-SUS75013QFY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)		
GS-SUS75013QDYEX GS-SUS75013QDY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)		
GS-SUS75013Q0YEX GS-SUS75013Q0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)付き		
GS-SUS75013M0YEX GS-SUS75013M0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013Q0YEX GS-SUS75013Q0Y	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x5巻付き	黒				
GS-SUS75013Q0FEX GS-SUS75013Q0F	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75013Q0DEX GS-SUS75013Q0D	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GS-SUS75013M00EX GS-SUS75013M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒				
* 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。									
内蔵 L T O 2セット (Ultrium2 ㏑㏑㏑)									
GS-SUU72023QFVEX GS-SUU72023QFV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)		
GS-SUU72023QDIEX GS-SUU72023QDI	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)		
GS-SUU72023QOEX GS-SUU72023QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)付き		
GS-SUU72023M0EX GS-SUU72023M0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU72023Q0EX GS-SUU72023Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x10巻付き	黒				
GS-SUU72023QFYEX GS-SUU72023QFY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		CD同梱)		
GS-SUU72023QDYEX GS-SUU72023QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)		
GS-SUU72023Q0YEX GS-SUU72023Q0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒		CD同梱)付き		
GS-SUU72023M0YEX GS-SUU72023M0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU72023Q0YEX GS-SUU72023Q0Y	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ㏑-㏑㏑㏑), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻付き	黒				
* 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。									

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			130 AC	130 BC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB)	GS-SUU720230FOEX GS-SUU720230FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720230DOEX GS-SUU720230DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720230MOEX GS-SUU720230MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720230QOEX GS-SUU720230QO	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB)	GS-SUU720240FWEX GS-SUU720240FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720240DWEX GS-SUU720240DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SUU720240FYEX GS-SUU720240FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720240DYEX GS-SUU720240DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720240MOWEX GS-SUU720240MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240QWEX GS-SUU720240QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x5巻付き	黒			
	GS-SUU720240FOEX GS-SUU720240FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU720240MOEX GS-SUU720240MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU720240QOEX GS-SUU720240QO	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium3 7.6TB)	GS-SUU740240FWEX GS-SUU740240FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU740240DWEX GS-SUU740240DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU740240MOWEX GS-SUU740240MOW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
GS-SUU740240FYEX GS-SUU740240FY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU740240DYEX GS-SUU740240DY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU740240MOWEX GS-SUU740240MOW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU740240QWEX GS-SUU740240QW		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x5巻付き	黒			
GS-SUU740240FOEX GS-SUU740240FO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU740240MOEX GS-SUU740240MO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU740240QOEX GS-SUU740240QO		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
電源ユニット									
電源ユニット		GS-BP2210EX GS-BP2210	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-		
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型加-マルチタッチ, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFT加-, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFT加-, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFT加-, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFT加-, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000				キャビネットタイプ, 7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS202-R1BK000	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ, 4U, 7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GS0BS202-R2BK000				キャビネットタイプ, 2台目増設用, 7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GS0BS201-C1BK200	完了しました。			キャビネットタイプ, 7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS201-R1BK200	完了しました。			キャビネットタイプ, 4U, 7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GS0BS201-R2BK200	完了しました。			キャビネットタイプ, 2台目増設用, 7.6TB 1台搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔円〕は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F/B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AC	130 BC
外付け装置								
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100				※PCI ネットタイプ、7.4" 対応なし SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7140) 付き	黒		*4
	GHORR164-R1BK100				ラックマウントタイプ、4U、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK100				ラックマウントタイプ 2 台目増設用、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-C1BK200				※PCI ネットタイプ、7.4" 対応なし SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7150) 付き	黒		*4
	GHORR164-R1BK200				ラックマウントタイプ、4U、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK200				ラックマウントタイプ 2 台目増設用、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR163-C1BK200	完了しました。			※PCI ネットタイプ、7.4" 対応なし SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7120) 付き	黒		*4
	GHORR163-R1BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ、4U、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR163-R2BK200	完了しました。			ラックマウントタイプ 2 台目増設用、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7120) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR163-C1BK300	完了しました。			※PCI ネットタイプ、7.4" 対応なし SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7140) 付き	黒		*4
GHORR163-R1BK300	完了しました。			ラックマウントタイプ、4U、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4		
GHORR163-R2BK300	完了しました。			ラックマウントタイプ 2 台目増設用、7.4" 対応なし、SCSI ケーブル(GH-LA7151) + メディアシューブ(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4		
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801				※PCI ネットタイプ、7.4" 対応なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.4" 最大14台搭載可能 SCSI ケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
	GHODK801-R000801				ラックマウントタイプ、3U、7.4" 対応なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.4" 最大14台搭載可能 SCSI ケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、8連装	黒		
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、16連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	※PCI ネットタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	※PCI ネットタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒		
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装	白		
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装x2	白		
LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白		
	GH-xFU7110x	-	-	-	※PCI ネットタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装	白		
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200	完了しました。			8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802	完了しました。			16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	完了しました。			ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	完了しました。			8ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	-		
DVDライブラリ装置 (※PCI ネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300	完了しました。			2.11TB、2ドライブ	白		
	GTODVDH0-03D1300	完了しました。			1.88TB、4ドライブ	白		
	GTODVDH0-05D1300	完了しました。			3.29TB、4ドライブ	白		
	GTODVDH0-02D130A	完了しました。			2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-03D130A	完了しました。			1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130A	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130F	完了しました。			3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き	白		
	GTODVDE0-02D1300	完了しました。			705GB、2ドライブ	白		
	GTODVDE0-03D1300	完了しました。			470GB、4ドライブ	白		
	GTODVDE0-05D1300	完了しました。			940GB、2ドライブ	白		
	GTODVDE0-02D130A	完了しました。			705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDE0-03D130A	完了しました。			470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDE0-05D130A	完了しました。			940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き	白		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				※PCI ネットタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800				※PCI ネットタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GB/7レイ(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA00800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA02514				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GB/7レイ(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA02800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GB/7レイ(250GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GB/7レイ(250GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GB/7レイ(250GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GB/7レイ(160GBx15)	黒		

*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [1] (税別)	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		筐体色 (バリエーション)	130 AC
外付け装置							
コンパクト ディスクレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE10533	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、1440GB7レイ(160GBx10)	黒	
	GHOCR804-LE00523		ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、640GB7レイ(160GBx5)	黒			
	GHOCR804-LE00803		ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒			
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	- SANRISE 9500V	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	- SANRISE AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	- SANRISE 9970V/9980V	-		
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	- 最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ、20ドライブ、SCSI I/F対応	-		
	HT-4697-Lxx0xD	-	-	- 最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ、80ドライブ、Fibre Channel I/F対応	-		
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	- 最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ、20ドライブ、SCSI I/F対応	-		
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2)、20巻	-	
	HT-F4697-LT2T40		LTOカートリッジ(Ultrium2)、40巻	-			
	HT-F4697-LT2T80		LTOカートリッジ(Ultrium2)、80巻	-			
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7101	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	ディスク接続用、1.0m	-	
	GH-LA7301		LTO接続用、LTOドライブ装置接続用、3.0m	-			
	GH-LX7200		DVDドライブ装置接続用、2.0m	-			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T用)	GH-LN7E05	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	対応5Eシールドケーブル、5m	-	
	GH-LN7E10		対応5Eシールドケーブル、10m	-			
	GH-LN7E20		対応5Eシールドケーブル、20m	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m	-	
	GH-LA7510		マルチポートファイバー(1000BASE-SX)用 Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m	-			
	GH-LA7603		マルチポートファイバー(1000BASE-SX)用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、3.0m	-			
	GH-LA7610		CR80(CR804)接続用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m	-			
	HT-F4063-KC5M		CR80(CR804)接続用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、5.0m	-			
	HT-F4063-KC10M		SANRISE接続用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m	-			
	HT-F4063-KC20M		SANRISE接続用 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、20.0m	-			
	HT-F4063-KB5M		SANRISE接続用 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、5.0m	-			
HT-F4063-KB10M	SANRISE接続用 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、10.0m	-					
HT-F4063-KB20M	SANRISE接続用 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、20.0m	-					
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	270GC/270HC/リム-ハブ型ハイスロット(GHRR163) - リム-ハブ型ハイスロット(GHRR163)間接続用、2.0m	-	
	GH-LY7140		70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型 ハイスロット(GHRR164) - リム-ハブ型ハイスロット(GHRR163)、270GC/270HC/リム-ハブ型 ハイスロット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスロット (GHRR164)間接続用、2.0m	-			
	GH-LY7150		70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型 ハイスロット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスロット (GHRR164)間接続用、2.0m	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	-	-	システムアラートユニット接続用、3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	-	-	UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	-	-	ディスプレイケーブル延長用、0.7m	-		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300	-	-	キーボードマウスケーブル延長用、2.0m	-		
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	-	-	コントロール切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用、3.0m	-		
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBUK7100A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1000VA/670W、キベネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用、1.8m)付き	黒	
	GH-SBUK7100S2		1000VA/670W、キベネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7100S1		完了しました。	黒			
	GH-SBUK7150A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1200VA/980W、キベネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用、1.8m)付き	黒	
	GH-SBUK7150S2		1200VA/980W、キベネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7150S1		完了しました。	黒			
	GH-SBUR7215A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用、1.8m)付き	黒	
	GH-SBUR7215S2		1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUR7215S1		完了しました。	黒			
	GH-SBUR7131A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用、1.8m)付き	黒	
	GH-SBUR7131S2		2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUR7131S1		完了しました。	黒			
	GH-SBUK9150S1	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	1500VA/1050W、キベネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH付き	-	
	GH-SBUK9150S2		1500VA/1050W、キベネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-			
	GH-SBUR9150S1		1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUR9150S2		1500VA/1050W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m)、PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-			

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AC	130 BC
無停電電源装置								
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースボード拡張用ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット ラックキャビネット搭載用金具付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4)	-		
	GHS-VSUUP81				UPS接続ケーブル付き 無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0)	-		
PowerMonitorHクワイアット	GHS-VSUUP91				UPS接続ケーブル付き 無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアット用,1015イテス GH-SBUx9150用	-		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),700ントア(バックパネルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),700ントア(バックパネルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK				バックパネルタイプ 16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒		
リアドア	GH-RD7166BK				バックパネルタイプ 16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒		
ブランクパネル	GH-RP7011BK				1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK				システムアラートユニット	黒		
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK				キーボード,マウス収納ユニット	黒		
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK				キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 付き スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106				アクトット6口,ブレーキ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK				15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501				液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ,1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8ポート用)	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ,1U 8ポート用切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4ポート用)	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ,1U 4ポート用切替ユニット付き	黒		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ,1U 4ポート用切替ユニット付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4ポート用)	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7044),4ポート用,2U ラックユニット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7043),4ポート用,2U ラックユニット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白		
コンソール切替 ユニットセット(8ポート用)	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7084),8ポート用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7083),8ポート用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK				コンソール切替ユニット(4ポート用)ラックキャビネット搭載用	黒		
130ラック マウントキット	GS-AU7585				130キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット	黒		
130キャビネット キット	GS-AU7587				130ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK				ラックキャビネットへの流通用ネジ品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒		
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7662				バックパネルタイプ ネット,リアパネルディスプレイユニット, LTOエンジン,ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663				コンソール切替ユニットセット(4ポート用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664				キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
その他								
コンソール切替 ユニット(4ポート用)	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,4ポート用	黒		
	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,4ポート用	白		
コンソール切替 ユニット(8ポート用)	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,8ポート用	黒		
	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,8ポート用	白		

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GC	270 HC
プロセッサ								
プロセッサ	GH-E0SPX3P00BEX GH-E0SPX3P00B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(3.0GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
	GH-E0SPX3P40BEX GH-E0SPX3P40B				Xeon(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
	GH-E0SPX3P60EX GH-E0SPX3P60				Xeon(3.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:1MB	-		
	GH-E0SPX3P6RBEX GH-E0SPX3P6RB				Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
メモリーボード								
メモリーボード	GH-MJ7512TEX GH-MJ7512T	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GH-MJ701GTEX GH-MJ701GT				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GH-MJ702GTEX GH-MJ702GT				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GH-MJ704GEX GH-MJ704GG				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
拡張ボード								
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7260EX GH-CA7260 GH-CA7270EX GH-CA7270 GH-CA7280EX GH-CA7280	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。 完了しました。			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
					PCI,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ64MB	-		
					PCI,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ128MB	-		
						-		
SCSIボード	GH-CS7361EX GH-CS7361			PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240 GH-CN7540EX GH-CN7540 GH-CN6550EX GH-CN6550 GH-CN7620EX GH-CN7620	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T	-		
					PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-		
					PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-		
					PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GH-CC7211EX GH-CC7211 GH-CC7213EX GH-CC7213 GH-CC7202EX GH-CC7202 GH-CC7203EX GH-CC7203 GH-CC7301EX GH-CC7301				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用,32c ユース(Windows Server 2003他)環境時専用	-		
					PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用,64c ユース(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-		
				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANRISE接続用,32c ユース(Windows Server 2003他)環境時専用	-			
				PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANRISE接続用,64c ユース(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-			
				PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF デュアルポート,SANRISE接続用	-			
SVPボードセット	GH-SCM77001REX GH-SCM77001R			PCI,10-ブザイ,9c-12cタイプ 電源ユニット + SVPR47017 の交換付き	-			
システム装置内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GH-UH7361GEX GH-UH7361GRX GH-UH7361G GH-UH7731GEX GH-UH7731GRX GH-UH7731G GH-UH71461GEX GH-UH71461GRX GH-UH71461G GH-UH73001GEX GH-UH73001GRX GH-UH73001G GH-UH7731HEX GH-UH7731HRX GH-UH7731H GH-UH71461HEX GH-UH71461HRX GH-UH71461H	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	-		
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
					Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
					Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
					Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
ハードディスクキット	GH-ES73167EX GH-ES73167				ハードディスク増設用ケース,6ベイ	-		
内蔵CD-ROM セット	GH-SUC5348BEX GH-SUC5348B				厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒		
内蔵DVD-RAM	GH-UV7080EX GH-UV7080				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64c ユース(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒		
内蔵光磁気ディスク セット	GH-SUM5642BEX GH-SUM5642B				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GH-SUD772430FWEX GH-SUD772430FW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files)付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUD772430DWEX GH-SUD772430DW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option)付き	黒 CD同梱)		
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUD772430MWEX GH-SUD772430MW		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GH-SUD772430FYEX GH-SUD772430FY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files)付き	黒 CD同梱)			
	GH-SUD772430DYEX GH-SUD772430DY	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option)付き	黒 CD同梱)			
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD772430MWEX GH-SUD772430MW	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x5巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 GC	270 HC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T セット (DAT72)	GH-SUD72430FOEX GH-SUD72430FO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD72430DOEX GH-SUD72430DO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD7243000EX GH-SUD7243000	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD7243000EX GH-SUD7243000	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD7243000EX GH-SUD7243000	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD72640FWEX GH-SUD72640FW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD72640DWEEX GH-SUD72640DW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD72640QWEEX GH-SUD72640QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD72640MWEEX GH-SUD72640MW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD72640QWEEX GH-SUD72640QW	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒		
	GH-SUD72640QYEX GH-SUD72640QY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD72640QYEX GH-SUD72640QY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD72640QYEX GH-SUD72640QY	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD72640MWEEX GH-SUD72640MW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD72640QWEEX GH-SUD72640QW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD72640QDOEX GH-SUD72640QDO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD72640Q0EX GH-SUD72640Q0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD72640M0EX GH-SUD72640M0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD72640M0EX GH-SUD72640M0	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒		
	内蔵 A I T セット (AIT-2)	GH-SUS750130FWEX GH-SUS750130FW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUS750130DWEEX GH-SUS750130DW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUS750130QWEEX GH-SUS750130QW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUS750130MWEEX GH-SUS750130MW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUS750130QWEEX GH-SUS750130QW		完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
GH-SUS750130FYEX GH-SUS750130FY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GH-SUS750130DYEX GH-SUS750130DY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUS750130QYEX GH-SUS750130QY		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUS750130MWEEX GH-SUS750130MW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUS750130QWEEX GH-SUS750130QW		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GH-SUS750130QDOEX GH-SUS750130QDO		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUS750130Q0EX GH-SUS750130Q0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUS750130M0EX GH-SUS750130M0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUS750130Q0EX GH-SUS750130Q0		完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒		
内蔵 L T O セット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞﾙ)		GH-SUU720230FWEX GH-SUU720230FW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU720230DWEEX GH-SUU720230DW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU720230QWEEX GH-SUU720230QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU720230MWEEX GH-SUU720230MW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU720230QWEEX GH-SUU720230QW	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SUU720230FVEX GH-SUU720230FV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU720230DVEEX GH-SUU720230DV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU720230QVEX GH-SUU720230QV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU720230MVEEX GH-SUU720230MV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU720230QVEX GH-SUU720230QV	完了しました。	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞﾙ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾞﾙ + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 [1種]は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 GC	270 HC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7L41付)	GH-SUU720230FYEX GH-SUU720230FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU720230DYEX GH-SUU720230DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU720230QYEX GH-SUU720230QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU720230MYEX GH-SUU720230MY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU720230QYEX GH-SUU720230QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻付き	黒			
	GH-SUU720230FOEX GH-SUU720230FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU720230DOEX GH-SUU720230DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU720230QOEX GH-SUU720230QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU720230MOEX GH-SUU720230MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU720230QOEX GH-SUU720230QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L41付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。								
	内蔵 LTOセット (Ultrium2 7L41付)	GH-SUU720240FYEX GH-SUU720240FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU720240DYEX GH-SUU720240DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU720240QYEX GH-SUU720240QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU720240MYEX GH-SUU720240MY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU720240QYEX GH-SUU720240QY		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
GH-SUU720240FOEX GH-SUU720240FO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GH-SUU720240DOEX GH-SUU720240DO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUU720240QOEX GH-SUU720240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUU720240MOEX GH-SUU720240MO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU720240QOEX GH-SUU720240QO		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。									
内蔵 LTOセット (Ultrium3 7L41付)		GH-SUU740240FYEX GH-SUU740240FY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU740240DYEX GH-SUU740240DY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU740240QYEX GH-SUU740240QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUU740240MYEX GH-SUU740240MY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU740240QYEX GH-SUU740240QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
	GH-SUU740240FOEX GH-SUU740240FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU740240DOEX GH-SUU740240DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU740240QOEX GH-SUU740240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU740240MOEX GH-SUU740240MO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU740240QOEX GH-SUU740240QO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。								
	電源ユニット								
	電源ユニット	GH-BP2200EX GH-BP2200	完了しました。			冗長化電源	-		
	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。								
ディスプレイ装置									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型ｶﾞｰﾝｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	完了しました。			15型TFTｶﾞｰﾝｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTｶﾞｰﾝｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTｶﾞｰﾝｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTｶﾞｰﾝｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。									

分類	形名	希望小売価格 〔円〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GC	270 HC
外付け装置								
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100				※PC ネットタイプ、デハ イス搭載なし SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7140)付き	黒		
	GHORR164-R1BK100				ラックマウントタイプ、4U、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR164-R2BK100				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR164-C1BK200				※PC ネットタイプ、デハ イス搭載なし SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7150)付き	黒		
	GHORR164-R1BK200				ラックマウントタイプ、4U、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR164-R2BK200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR163-C1BK200	完売しました。			※PC ネットタイプ、デハ イス搭載なし SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7120)付き	黒		
	GHORR163-R1BK200	完売しました。			ラックマウントタイプ、4U、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7120) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR163-R2BK200	完売しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7120) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR163-C1BK300	完売しました。			※PC ネットタイプ、デハ イス搭載なし SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7140)付き	黒		
GHORR163-R1BK300	完売しました。			ラックマウントタイプ、4U、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
GHORR163-R2BK300	完売しました。			ラックマウントタイプ 2台目増設用、デハ イス搭載なし、SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7151) + メンテンスケーブル Ⅱ(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒			
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801				※PC ネットタイプ、デハ イス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デハ イス最大14台搭載可能 SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7101)x1本付き	黒		
	GHODK801-R000801				ラックマウントタイプ、3U、デハ イス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デハ イス最大14台搭載可能 SCSIケーブル Ⅱ(GH-LA7101)x1本付き	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、8連装	黒		
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、16連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	※PC ネットタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	※PC ネットタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ポ ー ト(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ポ ー ト(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ポ ー ト(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ポ ー ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ ー ト(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200	完売しました。			8ポ ー ト(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802	完売しました。			16ポ ー ト(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ポ ー ト(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ポ ー ト(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	完売しました。			ショートウェーブ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	完売しました。			銅コネクタ(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポ ー ト迄)	-		
DVDライブラリ装置 (※PC ネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300	完売しました。			2.11TB、2ド ライブ	白		
	GTODVDH0-03D1300	完売しました。			1.88TB、4ド ライブ	白		
	GTODVDH0-05D1300	完売しました。			3.29TB、4ド ライブ	白		
	GTODVDH0-02D130A	完売しました。			2.11TB、2ド ライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-03D130A	完売しました。			1.88TB、4ド ライブ、片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130A	完売しました。			3.29TB、4ド ライブ、両面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130F	完売しました。			3.29TB、4ド ライブ、両面媒体350枚付き	白		
	GTODVDE0-02D1300	完売しました。			705GB、2ド ライブ	白		
	GTODVDE0-03D1300	完売しました。			470GB、4ド ライブ	白		
	GTODVDE0-05D1300	完売しました。			940GB、2ド ライブ	白		
	GTODVDE0-02D130A	完売しました。			705GB、2ド ライブ、片面媒体100枚付き	白		
GTODVDE0-03D130A	完売しました。			470GB、4ド ライブ、片面媒体100枚付き	白			
GTODVDE0-05D130A	完売しました。			940GB、2ド ライブ、両面媒体100枚付き	白			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				※PC ネットタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800				※PC ネットタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GBPLD(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA00800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA02514				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GBPLD(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA02800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GBPLD(250GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10563				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GBPLD(250GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00553				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GBPLD(250GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE30543				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GBPLD(160GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10533				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GBPLD(160GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00523				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GBPLD(160GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE00803				ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 8B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 GC	270 HC	
外付け装置									
小型ディスプレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4063-xxxxx 9500V	-	-	-	SANRISE 9500V	-			
ディスプレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-			
ディスプレイ サブシステム(SANRISE)	A-65x2-x 9900V	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-			
L T O ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	-	最大LT0(Ultrium3)x2ドライブ, 20ドット, SCSI 1/FFx	-			
	HT-4697-Lxx0xD	-	-	-	最大LT0(Ultrium2)x8ドライブ, 80ドット, Fibre Channel 1/FFx	-			
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LT0(Ultrium2)x2ドライブ, 20ドット, SCSI 1/FFx	-			
大型テープ ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A	-	-	-	最大LT0x20ドライブ, 678ドット	-			
L T Oカートリッジ	HT-F4697-LT2T20	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				LT0カートリッジ(Ultrium2), 20巻	-		
	HT-F4697-LT2T40					LT0カートリッジ(Ultrium2), 40巻	-		
	HT-F4697-LT2T80					LT0カートリッジ(Ultrium2), 80巻	-		
ケーブル									
S C S Iケーブル	GH-LA7101					ディスクユニット接続用, 1.0m	-		
	GH-LA7301					LT0チャージャー接続用, 3.0m	-		
	GH-LX7200					DVDドライブ装置接続用, 2.0m	-		
L A N ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T用)	GH-LN7E05					10G 15インバスケーブル, 5m	-		
	GH-LN7E10					10G 15インバスケーブル, 10m	-		
	GH-LN7E20					10G 15インバスケーブル, 20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチポートファイバ(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510					Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチポートファイバ(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7603					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-		
	GH-LA7610					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-		
	HT-F4063-KC5M					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M					2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M					2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120					270GC/270HC/UM-IPケーブルユニット(GHRR163) - UM-IPケーブルユニット(GHRR163)間接続用, 2.0m	-		
	GH-LY7140					70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR163) - UM-IPケーブルユニット(GHRR163)間接続用, 2.0m	-		
	GH-LY7150					70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR163) - CR80(CR804)ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR163)間接続用, 2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110					システムアラートユニット接続用, 3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100					UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300					ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300					キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m	-		
P S 2 K B / マウス / C R Tケーブル	GH-LVK7103					コネクタ切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-		
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBUK7150A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				1200VA/980W, キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2					1200VA/980W, キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150S1	完了しました。				1200VA/980W, キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7215A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7215S2					1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215S1	完了しました。				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUR7131A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2					2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131S1	完了しました。				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒		
	GH-SBUK9150S1	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				1500VA/1050W, キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2					1500VA/1050W, キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-		
	GH-SBUR9150S1					1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2					1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-		
	GH-SBUK9150U					1500VA/1050W, キベ ネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700					UPSインタフェースボード拡張用ボード	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780					UPSインタフェースボード拡張用ユニット ラックキベ ネット搭載用金具付き	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82					無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-		
	GHS-VSUUP81	完了しました。				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-		
PowerMonitorHC	GHS-VSUUP91	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアメント用, 105インチ GH-SBUX9150用	-		

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GC	270 HC
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(「N」ベンチ「メタルアライ」)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(「N」ベンチ「メタルアライ」)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒		
リアドア	GH-RD7166BK	16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック、HA8000専用ラック用)	黒					
ブランクパネル	GH-RP7011BK	1U用	黒					
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒					
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	システムアラートユニット	黒					
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	キーボード、マウス収納ユニット	黒					
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き スイッチング HUB(GH-BH7524、GH-BH7626T) 収納用	黒					
	GH-RH7201BK	スイッチング HUB(GH-BH75001、GH-BH75161) 収納用	黒					
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	アクトレイト6口、ブレーキスイッチ付き	黒					
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RO7110BK	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒					
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS、PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒					
	GH-RL7500BK	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒					
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U	黒					
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7221	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒					
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル 切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U 4インチパネル切替ユニット付き	黒					
	GH-SRLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U 4インチパネル切替ユニット付き	黒					
変換ブラケット	GH-AU7621	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-					
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044)、4インチ用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒				
	GH-SAT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4インチ用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒				
	GH-SAT7083	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8インチ用、2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 付き	白				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒					
270 x B ラック マウントキット	GH-AU7514	270GCラックマウントタイプのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7162BK) 搭載用金具	-					
270 ラック マウントキット	GH-AU7513	270HCキャビネットタイプのラックマウントタイプ 変換用キット	黒					
270 キャビネット キット	GH-AU7783	270GCラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒					
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒					
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ラックキャビネットへの流通交換品搭載用ネジ、ナット等のセット	黒				
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7781	270GCシステム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP 旧Compaq)社製・Fujitsu社製・NEC社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-					
	GH-AU7662	ラックキャビネット、UAT-IPラックキャビネット、 LTOベンチマークユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-					
	GH-AU7663	コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-					
	GH-AU7664	キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-					
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチ用	黒				
	GH-AT7043	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4インチ用	白				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチ用	黒				
	GH-AT7083	完了しました。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8インチ用	白				

HA8000/270 AC,BC

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置			
			維持保守	出張修理			270 AC	270 BC		
プロセッサ	GH-EOPX3P1TA2EX GH-EOPX3P1TA2	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon MP(3.16GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB Z0t2搭載用	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P1TA3EX GH-EOPX3P1TA3				Xeon MP(3.16GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB Z0t3又はZ0t4搭載用、VRM10.2x1付き	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P6TA2EX GH-EOPX3P6TA2				Xeon MP(3.66GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB Z0t2搭載用	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P6TA3EX GH-EOPX3P6TA3				Xeon MP(3.66GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB Z0t3又はZ0t4搭載用、VRM10.2x1付き	-				
プロセッサ	GH-EOPX2P8SA2EX GH-EOPX2P8SA2				Xeon MP(2.83GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:4MB Z0t2搭載用	-				
プロセッサ	GH-EOPX2P8SA3EX GH-EOPX2P8SA3				Xeon MP(2.83GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:4MB Z0t3搭載用、VRM10.2x1/VRM9.1x1付き	-				
プロセッサ	GH-EOPX2P8SA4EX GH-EOPX2P8SA4				Xeon MP(2.83GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:4MB Z0t4搭載用、VRM10.2x1付き	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P0SA2EX GH-EOPX3P0SA2				Xeon MP(3GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Z0t2搭載用	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P0SA3EX GH-EOPX3P0SA3				Xeon MP(3GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Z0t3搭載用、VRM10.2x1/VRM9.1x1付き	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P0SA4EX GH-EOPX3P0SA4				Xeon MP(3GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Z0t4搭載用、VRM10.2x1付き	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P3SA2EX GH-EOPX3P3SA2				Xeon MP(3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Z0t2搭載用	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P3SA3EX GH-EOPX3P3SA3				Xeon MP(3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Z0t3搭載用、VRM10.2x1/VRM9.1x1付き	-				
プロセッサ	GH-EOPX3P3SA4EX GH-EOPX3P3SA4				Xeon MP(3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Z0t4搭載用、VRM10.2x1付き	-				
メモリーボード	GH-MJ701G2CEX GH-MJ701G2C				・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GH-MJ702G2CEX GH-MJ702G2C						2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-		
メモリーボード	GH-MJ704G2CEX GH-MJ704G2C						4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-		
メモリーライザーボード	GH-EH7200EX GH-EH7200						メモリ増設用ライザーボード	-		
拡張ボード	GH-CA7400EX GH-CA7400				・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		PCI Express,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ128MB	-		
ディスクアレイコントローラボード	GH-CS7361EX GH-CS7361	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-							
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240	PCI,100BASE-TX/10BASE-T	-							
LANボード	GH-CN7540EX GH-CN7540	PCI,100BASE-T	-							
LANボード	GH-CN6550EX GH-CN6550	PCI,100BASE-T,2Port	-							
LANボード	GH-CN7560EX GH-CN7560	PCI Express,100BASE-T	-							
LANボード	GH-CN7620EX GH-CN7620	PCI,100BASE-SX	-							
Fibre Channelボード	GH-CC7211EX GH-CC7211	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/F3ポート :SFF CR80(CR804)接続用,32ポートOS(Windows Server 2003他)環境時専用	-							
Fibre Channelボード	GH-CC7213EX GH-CC7213	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/F3ポート :SFF CR80(CR804)接続用,64ポートOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-							
Fibre Channelボード	GH-CC7202EX GH-CC7202	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/F3ポート :SFF SANR1SE接続用,32ポートOS(Windows Server 2003他)環境時専用	-							
Fibre Channelボード	GH-CC7203EX GH-CC7203	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/F3ポート :SFF SANR1SE接続用,64ポートOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時専用	-							
Fibre Channelボード	GH-CC7301EX GH-CC7301	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/F3ポート :SFF デュアルポート,SANR1SE接続用	-							
SVPボードセット	GH-SQM77001PEX GH-SQM77001P	PCI,100BASE-T,2ポート 電源ユニット + SVP1000 0.75付き	-							
システム装置内蔵デバイス	GH-UH7361GEX GH-UH7361GRX GH-UH7361G	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min			-			
内蔵ハードディスク	GH-UH7731GEX GH-UH7731GRX GH-UH7731G			Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min			-			
内蔵ハードディスク	GH-UH71461GEX GH-UH71461GRX GH-UH71461G			Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min			-			
内蔵ハードディスク	GH-UH73001GEX GH-UH73001GRX GH-UH73001G			Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min			-			
内蔵ハードディスク	GH-UH7731HEX GH-UH7731HRX GH-UH7731H			Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min			-			
内蔵ハードディスク	GH-UH71461HEX GH-UH71461HRX GH-UH71461H			Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-					
ハードディスクキット	GH-ES73168EX GH-ES73168			ハードディスク増設用ケース,6ベイ	-					
ハードディスクキット	GH-ES73169EX GH-ES73169			10ベイ増設用ケース,5型ベイ	-					
リムーバブルデバイスキット	GH-SUM5642BEX GH-SUM5642B			Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒					
内蔵光磁気ディスクセット	GH-SUD724300WEX GH-SUD724300W			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 好イ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300VEX GH-SUD724300V			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 好イ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300YEX GH-SUD724300Y			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 好イ(HS-4/170S)x10巻付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300ZEX GH-SUD724300Z			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 好イ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300AEX GH-SUD724300A			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 好イ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300BEX GH-SUD724300B			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 好イ(HS-4/170S)x5巻付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300CEX GH-SUD724300C			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300DEX GH-SUD724300D			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
内蔵D A Tセット(DAT72)	GH-SUD724300EEX GH-SUD724300E			完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒				

分類	形名	希望小売価格 (1種)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※F8色)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 AC	270 BC	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD726400WEX GH-SUD726400W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD726400WEX GH-SUD726400W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD726400WEX GH-SUD726400W	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒			
	GH-SUD726400YEX GH-SUD726400Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD726400YEX GH-SUD726400Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD726400YEX GH-SUD726400Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GH-SUD7264000EX GH-SUD7264000	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD7264000EX GH-SUD7264000	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD7264000EX GH-SUD7264000	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒			
	内蔵 A I T 2 設 置 (AIT-2)	GH-SUS7501300WEX GH-SUS7501300W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUS7501300WEX GH-SUS7501300W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GH-SUS7501300WEX GH-SUS7501300W	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
		GH-SUS7501300YEX GH-SUS7501300Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUS7501300YEX GH-SUS7501300Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUS7501300YEX GH-SUS7501300Y		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	黒			
GH-SUS75013000EX GH-SUS75013000		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUS75013000EX GH-SUS75013000		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUS75013000EX GH-SUS75013000		・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
内蔵 L T O 設 置 (Ultrium2 Ⅱ-714付)		GH-SUU7202300WEX GH-SUU7202300W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUU7202300WEX GH-SUU7202300W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GH-SUU7202300WEX GH-SUU7202300W	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
		GH-SUU7202300YEX GH-SUU7202300Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUU7202300YEX GH-SUU7202300Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU7202300YEX GH-SUU7202300Y	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	黒			
	GH-SUU7202300YEX GH-SUU7202300Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU7202300YEX GH-SUU7202300Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU7202300YEX GH-SUU7202300Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻付き	黒			
	GH-SUU72023000EX GH-SUU72023000	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72023000EX GH-SUU72023000	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72023000EX GH-SUU72023000	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, Ⅱ-714付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵 L T O 設 置 (Ultrium2 714付)	GH-SUU7202400WEX GH-SUU7202400W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUU7202400WEX GH-SUU7202400W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU7202400WEX GH-SUU7202400W		・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
GH-SUU7202400YEX GH-SUU7202400Y		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUU7202400YEX GH-SUU7202400Y		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU7202400YEX GH-SUU7202400Y		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x5巻付き	黒			
GH-SUU72024000EX GH-SUU72024000		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUU72024000EX GH-SUU72024000		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU72024000EX GH-SUU72024000		・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
内蔵 L T O 設 置 (Ultrium3 714付)		GH-SUU7402400WEX GH-SUU7402400W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUU7402400WEX GH-SUU7402400W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GH-SUU7402400WEX GH-SUU7402400W	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
		GH-SUU7402400YEX GH-SUU7402400Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUU7402400YEX GH-SUU7402400Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU3/400)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU7402400YEX GH-SUU7402400Y	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU3/400)x5巻付き	黒			
	GH-SUU74024000EX GH-SUU74024000	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU74024000EX GH-SUU74024000	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU74024000EX GH-SUU74024000	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	電源ユニット								
	電源ユニット	GH-BP2240EX GH-BP2240	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	-		
	ディスプレイ装置								
	ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完売しました。			15型ｶﾞｰﾝｽｸﾘﾝ, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白		
	液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞｰﾝ, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白		
PC-DT3158		完売しました。			15型TFTｶﾞｰﾝ, 640x480 - 1024x768ドット, 省電力対応	白			
PC-DTA17ASXN		・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTｶﾞｰﾝ, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
PC-DT3171		完売しました。			17型TFTｶﾞｰﾝ, 640x480 - 1280x1024ドット, 省電力対応	白			

分類	形名	希望小売価格 〔円〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (P.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 AC	270 BC
外付け装置								
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付 ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒		
	GHORR164-R1BK100				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒		
	GHORR164-R2BK100				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒		
	GHORR164-C1BK200				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150)付	黒		
	GHORR164-R1BK200				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒		
	GHORR164-R2BK200				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7150) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒		
	GHORR163-C1BK200	完売しました。			ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120)付	黒		
	GHORR163-R1BK200	完売しました。			ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒		
	GHORR163-R2BK200	完売しました。			ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7120) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒		
	GHORR163-C1BK300	完売しました。			ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140)付	黒		
GHORR163-R1BK300	完売しました。			ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,4U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ユニット + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒			
GHORR163-R2BK300	完売しました。			ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,2台目増設用,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7151) + ﾓﾆﾀﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ(GH-LY7140) + ﾚｯｸﾞ搭載ｶﾞﾞﾄﾞﾚｰ付	黒			
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞﾊﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7101)x1本付	黒		
	GHODK801-R000801				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,3U,ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ﾃﾞﾊﾞｲｽ最大14台搭載可能 SCSIｸｰﾌﾟﾙ(GH-LA7101)x1本付	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,LT0(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒		
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,LT0(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,LT0(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,LT0(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,LT0(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,LT0(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75001				8ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161				16ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524				24ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T				24ﾎﾞｰﾄﾞ(10Mbps/100Mbps) + 2ﾎﾞｰﾄﾞ(1Gbps[1000BASE-T])	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3200	完売しました。			8ﾎﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFPなし	-		
	HT-4990-SW3802	完売しました。			16ﾎﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFP付き	-		
	HT-4990-SW3250				8ﾎﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き	-		
	HT-4990-SW3850				16ﾎﾞｰﾄﾞ(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	-		
ショートウェーブ SFP	HT-F4990-SFPS	完売しました。			ｼｮｰﾄｳｪｰﾌﾞ SFP(4個)	-		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	完売しました。			ｷｰﾍﾞｯﾄ(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ﾎﾞｰﾄﾞ迄)	-		
DVDライブラリ装置 (ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ)	GTODVDH0-02D1300	完売しました。			2.11TB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GTODVDH0-03D1300	完売しました。			1.88TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GTODVDH0-05D1300	完売しました。			3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GTODVDH0-02D130A	完売しました。			2.11TB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-03D130A	完売しました。			1.88TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130A	完売しました。			3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体100枚付き	白		
	GTODVDH0-05D130F	完売しました。			3.29TB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体350枚付き	白		
	GTODVDE0-02D1300	完売しました。			705GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GTODVDE0-03D1300	完売しました。			470GB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GTODVDE0-05D1300	完売しました。			940GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	白		
	GTODVDE0-02D130A	完売しました。			705GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白		
GTODVDE0-03D130A	完売しました。			470GB,4ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,片面媒体100枚付き	白			
GTODVDE0-05D130A	完売しました。			940GB,2ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,両面媒体100枚付き	白			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,CR80(CR804),ﾊｰﾄﾞﾃﾞｲｽ搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800				ｷｰﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ,CR80(CR804),ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｲｽ搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,320GBﾌﾟﾚｲ(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA00800				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｲｽ搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA02514				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804),ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,320GBﾌﾟﾚｲ(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA02800				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804),ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｲｽ搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804Lite),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,3500GBﾌﾟﾚｲ(250GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10563				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804Lite),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,2250GBﾌﾟﾚｲ(250GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00553				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804Lite),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,1000GBﾌﾟﾚｲ(250GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE30543				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804Lite),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,2240GBﾌﾟﾚｲ(160GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10533				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804Lite),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,1440GBﾌﾟﾚｲ(160GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00523				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804Lite),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,640GBﾌﾟﾚｲ(160GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE00803				ﾗｯｸﾀﾞｲﾚｯﾄ,CR80(CR804Lite),ｼﾝｸﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ,ﾊｰﾄﾞﾃﾞｲｽ搭載なし	黒		

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 8色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 AC	270 BC
外付け装置								
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4063-xxxxx 9500V	-	-	-	SANRISE 9500V	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE)	JA-65x2-x 9900V	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-		
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ, 20x20x10mm, SCSI 1/FFx2	-		
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ, 20x20x10mm, SCSI 1/FFx2	-		
大型テープ ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A	-	-	-	最大LTOx20ドライブ, 678x20x10mm	-		
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT2T20	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻	-		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻	-		
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	-		
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7101			ディスクユニット接続用, 1.0m	-			
	GH-LA7301			LTOファンケーブル接続用, 3.0m	-			
	GH-LX7200			DVDドライブ装置接続用, 2.0m	-			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05			10G RJ45インバスケーブル, 5m	-			
	GH-LN7E10			10G RJ45インバスケーブル, 10m	-			
	GH-LN7E20			10G RJ45インバスケーブル, 20m	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505			Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m 7Mbit/sドメイン(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7510			Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m 7Mbit/sドメイン(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7603			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-			
	GH-LA7610			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-			
	HT-F4063-KC5M			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC10M			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC20M			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB5M			2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB10M			2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB20M			2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120			270GC/270HC/UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR163) - UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR163)間接続用, 2.0m	-			
	GH-LY7140			70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR164) - UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR163), 270GC/270HC/UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR164)間接続用, 2.0m	-			
	GH-LY7150			70/110GC/110HC/130/270AC/270BC/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-Nケーブル/ディスクユニット(GH0RR164)間接続用, 2.0m	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110			システムアラートユニット接続用, 3.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100			UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-			
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300			ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-			
USB延長ケーブル	GH-LUB7300			キーボードマウスケーブル延長用USBケーブル, 2.0m	-			
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103			ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-			
USB KB / マウス / CRTケーブル	GH-LUB7103			ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)270AC/270BCシステム装置接続用, 3.0m	-			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUR7131A			2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUR7131S2			2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUR7131S1	完了しました。		2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0)付き	黒			
	GH-SBUK9150S1			1500VA/1050W, キット ネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUK9150S2			1500VA/1050W, キット ネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-			
	GH-SBUR9150S1			1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUR9150S2			1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-			
	GH-SBUR9150S2	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-			
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700			UPSインタフェース拡張ボード拡張用ボード	-			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780			UPSインタフェース拡張ボード拡張用ユニット ラックビルドネット搭載用金具付き	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4) UPS接続ケーブル付き	-			
	GHS-VSUUP81	完了しました。		無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0) UPS接続ケーブル付き	-			
PowerMonitorHクワイアメント	GHS-VSUUP91	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアメント用, 10x15x15 GH-SBUx9150用	-			

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 8色)	システム装置				
			維持保守	出張修理			270 AC	270 BC			
ラック関連											
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハ)ンチングメタルアライ、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒					
	GH-SRK7165BK								16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハ)ンチングメタルアライ、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	
ラックキャビネット	GH-RK7385BK								38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	
	GH-RK7165BK								16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK								38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	
	GH-RS7165BK								16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	黒	
フロントドア	GH-RD7385BK								38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	
	GH-RD7165BK								16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	
リアドア	GH-RD7166BK								16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	
ブランクパネル	GH-RR7011BK								1U用	黒	
ラック連結キット	GH-RJ7005BK								HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK								システムアラートユニット	黒	
USB K B マウス 収納ユニット	GH-RK7002								USBキボード、USBマウス収納用ユニット	黒	
HUB収納ユニット	GH-RH7100BK								スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	
	GH-RH7201BK								スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106								アクトレイト 6口、ブレーキスイッチ付き	黒	
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK								15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501								液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	
	GH-RL7500BK								液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U	黒								
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ/10インチ切替 ユニット付き)	GH-RLK7221	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U 8インチ/10インチ切替ユニット付き	黒								
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ/10 インチ切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U 4インチ/10インチ切替ユニット付き	黒								
	GH-SRLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ、1U 4インチ/10インチ切替ユニット付き	黒								
コンソール切替 ユニットセット(4インチ/10 インチ用)	GH-SAT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	黒								
	GH-SAT7043	完了しました。	白								
コンソール切替 ユニットセット(8インチ/10 インチ用)	GH-SAT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	黒								
	GH-SAT7083	完了しました。	白								
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	黒								
	GH-AU7515		270BCキャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット	黒							
	GH-AU7516		270ACラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒							
	GH-AU7A10BK		汎用ラックキャビネット搭載用(固定金具付き)	黒							
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	黒								
	GH-AU7662	ラックキャビネットへの流通型 ショップ品搭載用ネジ、ナット等のセット	-								
	GH-AU7663	ラックキャビネット、JMB-PA-PLP-PA-PAユニット、 LTOチェンジ ユニットの他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-								
	GH-AU7664	コンソール切替ユニット(4インチ/10インチ用) 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット キーボード/マウス収納ユニット、 コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-								
その他											
コンソール切替 ユニット(4インチ/10 インチ用)	GH-AT7044	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	黒								
	GH-AT7043	完了しました。	白								
コンソール切替 ユニット(8インチ/10 インチ用)	GH-AT7084	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	黒								
	GH-AT7083	完了しました。	白								
PS2 KBマウスセット	GH-SKM7000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	黒								

バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	バックアップキャビネット 型式
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5642BEX GS-SUM5642B				Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒	GS0BS201
内蔵D A Tセット (DAT72)	GS-SUD772430FWEX GS-SUD772430FW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772430QWEX GS-SUD772430QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772430QWEX GS-SUD772430QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUD772430MEX GS-SUD772430M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUD772430QWEX GS-SUD772430QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒	
	GS-SUD772430FYEX GS-SUD772430FY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772430QYEX GS-SUD772430QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772430QYEX GS-SUD772430QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUD772430MYEX GS-SUD772430MY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUD772430QYEX GS-SUD772430QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻付き	黒	
	GS-SUD772430F0EX GS-SUD772430F0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GS-SUD772430D0EX GS-SUD772430D0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GS-SUD772430Q0EX GS-SUD772430Q0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUD772430M0EX GS-SUD772430M0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUD772430Q0EX GS-SUD772430Q0				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻付き	黒	
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD772640FWEX GS-SUD772640FW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772640QWEX GS-SUD772640QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772640QWEX GS-SUD772640QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUD772640MEX GS-SUD772640M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUD772640QWEX GS-SUD772640QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻付き	黒	
	GS-SUD772640FYEX GS-SUD772640FY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772640QYEX GS-SUD772640QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUD772640QYEX GS-SUD772640QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUD772640MYEX GS-SUD772640MY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUD772640QYEX GS-SUD772640QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒	
	GS-SUD772640F0EX GS-SUD772640F0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GS-SUD772640D0EX GS-SUD772640D0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GS-SUD772640Q0EX GS-SUD772640Q0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUD772640M0EX GS-SUD772640M0	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUD772640Q0EX GS-SUD772640Q0				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒	
内蔵A I Tセット (AIT-2)	GS-SUS750130FWEX GS-SUS750130FW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUS750130MEX GS-SUS750130M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUS750130QWEX GS-SUS750130QW				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻付き	黒	
	GS-SUS750130FYEX GS-SUS750130FY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUS750130QYEX GS-SUS750130QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GS-SUS750130QYEX GS-SUS750130QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUS750130MYEX GS-SUS750130MY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUS750130QYEX GS-SUS750130QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻付き	黒	

分類	形名	希望小売価格 (1台)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (Y/F/B)	バックアップ ソフトウェア GS08S201
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵 AIT セット (AIT-2)	GS-SUS750130F0EX GS-SUS750130F0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GS-SUS750130D0EX GS-SUS750130D0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GS-SUS750130Q0EX GS-SUS750130Q0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GS-SUS75013M00EX GS-SUS75013M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GS-SUS75013000EX GS-SUS75013000	・価格はH-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒	
	内蔵 LTO セット (Ultrium2 7L/14T)						
GS-SUU720330F0EX GS-SUU720330F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU720330D0EX GS-SUU720330D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720330Q0EX GS-SUU720330Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72033M00EX GS-SUU72033M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72033000EX GS-SUU72033000	・価格はH-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
GS-SUU720330F0EX GS-SUU720330F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU720330D0EX GS-SUU720330D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720330Q0EX GS-SUU720330Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72033M00EX GS-SUU72033M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72033000EX GS-SUU72033000	・価格はH-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU1/100)x10巻付き	黒		
GS-SUU720330F0EX GS-SUU720330F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU720330D0EX GS-SUU720330D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720330Q0EX GS-SUU720330Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72033M00EX GS-SUU72033M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72033000EX GS-SUU72033000	・価格はH-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L/14T), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻付き	黒		
内蔵 LTO セット (Ultrium2 7L/14T)							
GS-SUU720340F0EX GS-SUU720340F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU720340D0EX GS-SUU720340D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720340Q0EX GS-SUU720340Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72034M00EX GS-SUU72034M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72034000EX GS-SUU72034000	・価格はH-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
GS-SUU720340F0EX GS-SUU720340F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU720340D0EX GS-SUU720340D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU720340Q0EX GS-SUU720340Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72034M00EX GS-SUU72034M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72034000EX GS-SUU72034000	・価格はH-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x5巻付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (1機)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N+8色)	バックアップ キャビネット GS0BS201	
			維持保守	出張修理				
バックアップキャビネット内蔵デバイス								
内蔵LTOセット (Ultrium3 7.00付)	GS-SUU740340FEX GS-SUU740340F#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU740340DIEX GS-SUU740340DI#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU740340QWEX GS-SUU740340QW#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU740340M0EX GS-SUU740340M0#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU740340W0EX GS-SUU740340W0#	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
	GS-SUU740340FYEX GS-SUU740340FY#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU740340DYEX GS-SUU740340DY#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU740340QYEX GS-SUU740340QY#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU740340M0YEX GS-SUU740340M0Y#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU7403400YEX GS-SUU7403400Y#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x5巻付き	黒		
	GS-SUU740340F0EX GS-SUU740340F0#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU740340D0EX GS-SUU740340D0#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74034000EX GS-SUU74034000#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU740340M00EX GS-SUU740340M00#	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU740340000EX GS-SUU740340000#	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	セキュリティカバー	GH-AU7221BKEX GH-AU7221BK				バックアップキャビネットセキュリティ用カバー(鍵付き)	黒	*2

*2: バックアップキャビネットへの搭載のみサポート

リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	リムーバブルデバイス ユニット GHORR163
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス							
内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5642BEX GH-SUM5642B				Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒	
内蔵D A Tセット (DAT72)	GH-SUD772430FWEX GH-SUD772430FW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)付き	
	GH-SUD772430MEX GH-SUD772430M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒	
	GH-SUD772430FYEX GH-SUD772430FY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772430QYEX GH-SUD772430QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772430QYEX GH-SUD772430QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)付き	
	GH-SUD772430MYEX GH-SUD772430MY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUD772430QYEX GH-SUD772430QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x5巻付き	黒	
	GH-SUD772430FEX GH-SUD772430F	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GH-SUD772430MEX GH-SUD772430M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUD772430QWEX GH-SUD772430QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒	
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD772640FWEX GH-SUD772640FW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772640QWEX GH-SUD772640QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772640QWEX GH-SUD772640QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)付き	
	GH-SUD772640MEX GH-SUD772640M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUD772640QWEX GH-SUD772640QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻付き	黒	
	GH-SUD772640FYEX GH-SUD772640FY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772640QYEX GH-SUD772640QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUD772640QYEX GH-SUD772640QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)付き	
	GH-SUD772640MYEX GH-SUD772640MY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUD772640QYEX GH-SUD772640QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒	
	GH-SUD772640FEX GH-SUD772640F	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GH-SUD772640QWEX GH-SUD772640QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GH-SUD772640QWEX GH-SUD772640QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GH-SUD772640MEX GH-SUD772640M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUD772640QWEX GH-SUD772640QW				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒	
内蔵A I Tセット (AIT-2)	GH-SUS750130FWEX GH-SUS750130FW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUS750130QWEX GH-SUS750130QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUS750130QWEX GH-SUS750130QW	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)付き	
	GH-SUS750130MEX GH-SUS750130M	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUS750130QWEX GH-SUS750130QW				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x10巻付き	黒	
	GH-SUS750130FYEX GH-SUS750130FY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUS750130QYEX GH-SUS750130QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)	
	GH-SUS750130QYEX GH-SUS750130QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒 CD同梱)付き	
	GH-SUS750130MYEX GH-SUS750130MY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUS750130QYEX GH-SUS750130QY	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) 対応 17(SDX2-50C)x5巻付き	黒	

分類	形名	希望小売価格 (1台)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	Ultrium2 ユニット GHORR163
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス							
内蔵A I Tセット (AIT-2)	GH-SUS750130F0EX GH-SUS750130F0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GH-SUS750130D0EX GH-SUS750130D0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GH-SUS750130Q0EX GH-SUS750130Q0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GH-SUS75013M00EX GH-SUS75013M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUS75013000EX GH-SUS75013000	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒	
	内蔵L T Oセット (Ultrium2 7.2インチ)						
GH-SUU720330F0EX GH-SUU720330F0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU720330D0EX GH-SUU720330D0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU720330Q0EX GH-SUU720330Q0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU720330M0EX GH-SUU720330M0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU72033000EX GH-SUU72033000	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
GH-SUU720330F0EX GH-SUU720330F0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU720330D0EX GH-SUU720330D0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU720330Q0EX GH-SUU720330Q0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU720330M0EX GH-SUU720330M0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU72033000EX GH-SUU72033000	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU1/100)x10巻付き	黒		
GH-SUU720330F0EX GH-SUU720330F0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU720330D0EX GH-SUU720330D0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU720330Q0EX GH-SUU720330Q0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU720330M0EX GH-SUU720330M0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU72033000EX GH-SUU72033000	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻付き	黒		
GH-SUU720330F0EX GH-SUU720330F0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU720330D0EX GH-SUU720330D0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU720330Q0EX GH-SUU720330Q0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU72033000EX GH-SUU72033000	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2インチ), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
内蔵L T Oセット (Ultrium2 7.2インチ)							
GH-SUU720340F0EX GH-SUU720340F0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU720340D0EX GH-SUU720340D0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU720340Q0EX GH-SUU720340Q0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU720340M0EX GH-SUU720340M0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU72034000EX GH-SUU72034000	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
GH-SUU720340F0EX GH-SUU720340F0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU720340D0EX GH-SUU720340D0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU720340Q0EX GH-SUU720340Q0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU720340M0EX GH-SUU720340M0	完了しました。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU72034000EX GH-SUU72034000	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (1台)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	リムーバブルデバイス ユニットセット GHORR163
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス 内蔵LTOセット (Ultrium3 7.68TB)	GH-SUU74034QWEX GH-SUU74034QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GH-SUU74034QDWEX GH-SUU74034QDW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GH-SUU74034QWEX GH-SUU74034QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GH-SUU74034MOWEX GH-SUU74034MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUU74034QWEX GH-SUU74034QW	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻付き	黒	
	GH-SUU74034QFYEX GH-SUU74034QFY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GH-SUU74034QDYEX GH-SUU74034QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GH-SUU74034QWEX GH-SUU74034QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GH-SUU74034MOWEX GH-SUU74034MOW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUU74034QWEX GH-SUU74034QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x5巻付き	黒	
	GH-SUU74034QF0EX GH-SUU74034QF0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GH-SUU74034QD0EX GH-SUU74034QD0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
	GH-SUU74034Q00EX GH-SUU74034Q00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
	GH-SUU74034M00EX GH-SUU74034M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
	GH-SUU74034Q00EX GH-SUU74034Q00	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒	
	セキュリティカバー GH-AU7221BKEX GH-AU7221BK				リムーバブルデバイスユニットセキュリティカバー(鍵付き)	黒	*3

*3: リムーバブルデバイスユニットへの搭載のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	LTOチェンジャー		
			維持保守	出張修理			ラックマウント モデル	キャビネット モデル	
外付け装置									
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVGA-L108RF	・価格は、HJ-10INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、メディア(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEA-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、メディア(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTA-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、メディア(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBA-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、メディア(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVOA-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、メディア(LTOU3/400)x8巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き メディア(LTOU3/400)x8巻付き	黒			
	GH-SGVGO-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEO-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTO-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBO-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGV00-L108RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装	黒			
	GH-SGVGA-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装、メディア(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEA-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装、メディア(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTA-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装、メディア(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBA-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVOA-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装、メディア(LTOU3/400)x16巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き メディア(LTOU3/400)x16巻付き	黒			
	GH-SGVGO-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEO-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTO-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBO-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGV00-L116RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装	黒			
	GH-SGVFA-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDA-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSA-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBA-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 メディア(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVOA-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 メディア(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
	GH-SGVFO-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDO-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSO-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBO-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-L110RF				完了しました。	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装	黒		
	GH-SGVFA-L110SF				完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDA-L110SF				完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSA-L110SF				完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SGVBA-L110SF	完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 メディア(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
GH-SGVOA-L110SF	完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 メディア(LTOU3/400)x10巻付き	黒						
GH-SGVFO-L110SF	完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
GH-SGVDO-L110SF	完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒						
GH-SGVSO-L110SF	完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒						
GH-SGVBO-L110SF	完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒						
GH-SGV00-L110SF	完了しました。	キャビネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装	黒						

分類	形名	希望小売価格 (1単位は標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	LTOチェンジャー		
			維持保守	出張修理			リムーバブルメディア	リムーバブルメディア	
外付け装置									
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVFA-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVDA-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVSA-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SGVBA-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGVVA-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 メディア(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GH-SGVFO-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVDO-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVSO-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SGVBO-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGV00-L110RD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装	黒			
	GH-SGVFA-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVDA-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVSA-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装、メディア(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SGVBA-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 メディア(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGVVA-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 メディア(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GH-SGVFO-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVDO-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVSO-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SGVBO-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGV00-L110SD	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、10連装	黒			
	LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101QFY	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
		GH-SRUU71101QDY	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
		GH-SRUU71101QOY	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、メディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白		
		GH-SRUU71101LOY	完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 メディア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
GH-SRUU71101OY		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 メディア(LTOU1/100)x10巻付き	白			
GH-SRUU71101QFO		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
GH-SRUU71101QDO		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
GH-SRUU71101QOO		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
GH-SRUU71101LOO		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白			
GH-SRUU71101OOO		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装	白			
GH-SRUU71102QFY		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、メディア(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
GH-SRUU71102QDY		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、メディア(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
GH-SRUU71102QOY		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、メディア(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
GH-SRUU71102OY		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 メディア(LTOU1/100)x20巻付き	白			
GH-SRUU71102QFO		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
GH-SRUU71102QDO		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
GH-SRUU71102QOO		完売しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
GH-SRUU71102OOO		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2	白			

分類	形名	希望小売価格 (1機)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N/F色)	LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理			リムーバブルメディア	ネットメディア
外付け装置								
LTOチェンジャー セット(Ultrium1)	GH-SRUU7110AQFY	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白	CD同梱)	
	GH-SRUU7110AQDY	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	白	CD同梱)	
	GH-SRUU7110AQOY	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	白	CD同梱)付き	
	GH-SRUU7110AL0Y	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
	GH-SRUU7110A00Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻付き	白		
	GH-SRUU7110AQF0	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SRUU7110AQD0	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SRUU7110AQ00	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白		
	GH-SRUU7110AL00	完了しました。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
	GH-SRUU7110A000	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			リムーバブルメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用	白		
	GH-SFU7110QFY	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SFU7110QDY	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SFU7110QY	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白		
	GH-SFU7110LY	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
	GH-SFU7110Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 リムーバブルメディア(LTOU1/100)x10巻付き	白		
	GH-SFU7110QF	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
	GH-SFU7110QD	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
	GH-SFU7110Q	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白		
	GH-SFU7110L	完了しました。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白		
	GH-FU7110	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ネットメディア、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装	白		

ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	ディスクユニットセット	
			維持保守	出張修理			GHDK801	
ディスクユニット内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GH-UH7361GEX GH-UH7361GRX GH-UH7361G	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI, 36GB, 10000r/min			
	GH-UH731GEX GH-UH731GRX GH-UH731G				Ultra320 SCSI, 73GB, 10000r/min			
	GH-UH71461GEX GH-UH71461GRX GH-UH71461G				Ultra320 SCSI, 146GB, 10000r/min			
	GH-UH73001GEX GH-UH73001GRX GH-UH73001G				Ultra320 SCSI, 300GB, 10000r/min			
	GH-UH7731HEX GH-UH7731HRX GH-UH7731H				Ultra320 SCSI, 73GB, 15000r/min			
	GH-UH71461HEX GH-UH71461HRX GH-UH71461H				Ultra320 SCSI, 146GB, 15000r/min			
	GH-BP2161EX GH-BP2161				冗長化電源, ディスクユニット用			

コンパクトディスクレイ装置 (CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	コンパクトディスクレイ装置	
			維持保守	出張修理			CR80	CR804Lite
内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GH-UH7160NEX GH-UH7160NRX GH-UH7160N	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			シリアルATA, 160GB, 7200r/min, CR80(CR804/CR804Lite)用			
	GH-UH7250NEX GH-UH7250NRX GH-UH7250N				シリアルATA, 250GB, 7200r/min, CR80(CR804/CR804Lite)用			
	ハードディスクバック				GH-SUH7160N GH-SUH7250N			
GH-SUH7250N		シリアルATA, 250GBx5個, 7200r/min, CR80(CR804Lite)専用						
ハードディスク用キット	GH-ES7315EX GH-ES7315				ハードディスク(5台まで)内蔵用, CR80(CR804/CR804Lite)用			
電源ユニット								
電源ユニット	GH-BP2161EX GH-BP2161	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源, CR80(CR804/CR804Lite)用			
外付け装置								
SFPコネクタ[光]	GH-CZ7531EX GH-CZ7531	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用, CR80(CR804/CR804Lite)用			
ケーブル								
Fibre Channelケーブル	GH-LA7603 GH-LA7610	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m			
	GH-LY7140 GH-LY7150				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m			
メンテナンスケーブル	GH-LY7140 GH-LY7150				270/70mm-1/2インチディスク -CR80(CR804/CR804Lite)/ディスクユニット(DK801)間接続用, 2.0m 70/110/130/CR80(CR804/CR804Lite) -CR80(CR804/CR804Lite)/ディスクユニット(DK801)間接続用, 2.0m			
ソフトウェア								
INSTANT COPY	GHS-SVSS7B080	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			インスタントコピーソフトウェア			
REMOTE MIRRORING	GHS-SVSS7B081				リモートミラーソフトウェア			
Multi-path Fail-over Software	GHS-VSS7B051				二重化ソフトウェア			

テープ 対応 イメージ

(1)内蔵DAT/内蔵DATチェンジャー用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/E/黒)	対象モデル		
			維持保守	出張修理			DAT/DATch	DAT72	
消耗品									
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7DAT03	完了しました。			DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x5巻パック	-			
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT0110				DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT0130		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x30巻パック	-		
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT0160				DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x60巻パック	-			
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7DAT04	完了しました。			DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x5巻パック	-			
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT0210				DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT0230		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x30巻パック	-		
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT0260				DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7DATCL				クリーニングカートリッジ (HS-4/CL)x5巻パック	-			

(2)内蔵AIT用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/E/黒)	対象モデル		
			維持保守	出張修理			AIT	AIT-2	
消耗品									
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7AT202	完了しました。			AITカートリッジ (SDX2-50C)x5巻パック	-			
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7AT20110				AITカートリッジ (SDX2-50C)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7AT20130		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			AITカートリッジ (SDX2-50C)x30巻パック	-		
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7AT20160				AITカートリッジ (SDX2-50C)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7AT1CL				AITクリーニングカートリッジ (SDX1-CL)x5巻パック	-			

(3)内蔵LTO/外付けLTOチェンジャー用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/E/黒)	対象モデル			
			維持保守	出張修理			LTO	Ultrium1	Ultrium2	Ultrium3
消耗品										
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7ULT03	完了しました。			LTOカートリッジ (LT0U1/100)x5巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0110				LTOカートリッジ (LT0U1/100)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0130		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTOカートリッジ (LT0U1/100)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0160				LTOカートリッジ (LT0U1/100)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7ULT04	完了しました。			LTOカートリッジ (LT0U2/200)x5巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0210				LTOカートリッジ (LT0U2/200)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0230		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTOカートリッジ (LT0U2/200)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0260				LTOカートリッジ (LT0U2/200)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7ULT05	完了しました。			LTOカートリッジ (LT0U3/400)x5巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0610				LTOカートリッジ (LT0U3/400)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0630		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTOカートリッジ (LT0U3/400)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0660				LTOカートリッジ (LT0U3/400)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 5巻パック	GH-AY7ULT07	完了しました。			LTO WORMカートリッジ (LT0U3/400W)x5巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0810				LTO WORMカートリッジ (LT0U3/400W)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0830		・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO WORMカートリッジ (LT0U3/400W)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0860				LTO WORMカートリッジ (LT0U3/400W)x60巻パック	-				
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7ULTCL				LTOクリーニングカートリッジ (LT0U1/UCL)x5巻パック	-				