

5. サービス一覧

5.1 PCサーバ導入サービス

PCサーバ導入サービスは大きく3つのサービス体系に分かれます。下記に3つのサービス体系及びサービス内容を示します。

(1) - 1 新規導入サービス

<内容> 新規にPCサーバ HA8000シリーズをご購入頂く場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編、ラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・新規導入における適用品目区分表

タイプ種別	新規導入装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネット タイプ	HA8000/20W, 30W バックアップキャビネット、ディスプレイユニット、リム-パネルディスプレイユニット、 LTOチェンジャー、スイッチングHUB、Fibre Channel HUB、 無停電電源装置、コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット	コンパクトサイズ
	HA8000/70W, 130W, 270, CR80キャビネットタイプ	キャビネット サイズ
ラックキャビ ネットタイプ	ラックキャビネット[16U] (搭載状態 *注1, ラックキャビネットのみ)	ハーフラック サイズ
	ラックキャビネット[38U] (搭載状態 *注1, ラックキャビネットのみ)	ラックサイズ

注1)ラックキャビネットの導入に際しては、発注時指定事項により搭載位置等を指定して頂く必要があります。

発注時指定事項は <http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000/sb/setup.html> を参照下さい。

注2)ラックキャビネットに搭載して出荷するシステム装置 (70, 110, 130, 270), 外付け装置, 無停電電源装置, ラックオプションの搬入費はラックに含まれます。

(搬入費にはラックへの搭載は含まれませんので、別途搭載SBの手配が必要です。)

なお30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載される HA8000/30Wの搬入費は、キャビネットタイプと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

注3)ラックキャビネットに搭載する HA8000/30Wは現地でラックに搭載されます。ディスプレイ(液晶含む)も同様に現地での搭載になります。(搬入のみの場合には搭載されませんのでご注意下さい。)

注4)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む), PC形名のスイッチングHUBの搬入費は、システム装置と同時搬入の場合は、PCクライアントと同様システム装置に含む扱いとします。(PC-xxxx形名)

注5)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置、ラックマウントタイプ外部装置(CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があり保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道, 東北, 関東, 中部, 信越, 北陸, 関西, 中国, 四国, 九州地区, 沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ: 沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)], 鹿児島(奄美), 島根(隠岐島), 長崎(壱岐, 対馬, 五島列島), 東京(小笠原), 北海道(礼文, 利尻, 奥尻島,) など

新規導入サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのキャビネットタイプを新規手配頂く場合の手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	適用品目	形名	価格	
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ	C地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積	
		AM(9~12時)又はPM(13~17時, 13~15時, 15~17時)にお届け	A・B地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台	
	搬入+セットアップ	EDメニュー(日程指定) 日程指定で搬入+簡易セットアップを物流業者技術者が実施(注1)	9~17時にお届け+セットアップ	A・B地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SAA0000	¥52,500(税込)/台
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CAA0000	¥45,150(税込)/台
			C地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SAC0000	個別見積	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CAC0000	個別見積	
		セットアップメニュー(時間指定) 時間指定で搬入+搬入後保守サービス会社がセットアップを実施	10時又は14時にお届け+セットアップ	A・B地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SBA4000	¥73,500(税込)/台
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
		セットアップメニュー(日程指定) 日程指定及びAM/PM指定で搬入+搬入後保守サービス会社がセットアップを実施	9~17時にお届け+その後セットアップ	C地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SBC0000	個別見積
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
AM(9~12時)又はPM(13~17時, 13~15時, 15~17時)にお届け+その後セットアップ	A・B地区		キャビネットサイズ	SD-41C2-SBA2000	¥63,000(税込)/台		
			コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台		
セットアップ	保守サービス会社がセットアップ実施(注3)				SD-4100-N30	¥47,250(税込)/台	

(注1)EDメニューは、HA8000シリーズのシステム装置(キーボード、マウス含む)とディスプレイ及び無停電電源装置の構成に適用。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT0タイプリ接続時のケーブル接続・接続確認時手配下さい。尚、LT0タイプの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[38U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000シリーズのラックキャビネット[38U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場にて搭載し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[38U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N11C)

手配形名はラックキャビネット[38U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[38U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)	
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	9~17時 にお届け	C地区	SD-41C2-RCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-RCA2100	¥52,500(税込)/ラック	
	搬入 + セットアップ	EDメニュー (日程指定)	9~17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RAA0000	¥78,750(税込)/ラック
		日程指定で搬入+簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)		C地区	SD-41C2-RAC0000	個別見積
		セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA4000	¥110,250(税込)/ラック
		時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施				
	セットアップメニュー (日程指定)	9~17時にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C2-RBC0000	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA2000	¥99,750(税込)/ラック	
	セットアップ	LT0ライブラリ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台

(注1)HA8000シリーズに適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスプレイ装置,液晶ディスプレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合はセットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定

時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT0ライブラリ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[16U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000シリーズのラックキャビネット[16U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場にて搭載し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[16U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N12C)

手配形名はラックキャビネット[16U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[16U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)
搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C2-HCC0100	個別見積
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-HCA2100	¥31,500(税込)/ラック
搬入 + セットアップ	EDメニュー (日程指定)	9~17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HAA0000	¥63,000(税込)/ラック
	C 地区		SD-41C2-HAC0000	個別見積	
	セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA4000	¥89,250(税込)/ラック
	セットアップメニュー (日程指定)	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C2-HBC0000	個別見積
	日程及び AM / PM指定で 搬入+その後 保守サー ビス会社がセットアップを実施	AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA2000	¥78,750(税込)/ラック
セットアップ	LT0タイプリ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台

(注1)HA8000シリーズに適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスプレイ装置,液晶ディスプレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合はセットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT0タイプリ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

(1) - 2 オプション現地増設サービス

<内容> 既存システム装置内にCPU, HDD, メモリ, 各種ボード, 内蔵デバイス等の内蔵オプションを現地増設する場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編, ラックキャビネット[38U]編, ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

(オプション増設とはシステム装置内に増設する内蔵機器の増設を意味し、「外付けオプション」と呼ばれる装置や「ラックオプション」の増設に関してはユニット増設となります。)

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネットタイプ, ラックマウントタイプ 共通	CPU, メモリ, 各種ボード, 内蔵デバイス(DAT, DATチェンジャー等), 増設電源, ケーブル単品(注1), HA8000ラック用ネジ(ラックマウント用), ブラケット(ラックマウント用)	オプション

(注1) 装置やボード類と同時搬入時、各種ケーブル類の輸送費は添付扱い(装置やボードに含む)とします。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道, 東北, 関東, 中部, 信越, 北陸, 関西, 中国, 四国, 九州地区, 沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ: 沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)], 鹿児島(奄美), 島根(隠岐島), 長崎(壱岐, 対馬, 五島列島), 東京(小笠原), 北海道(礼文, 利尻, 奥尻島,) など

オプション増設サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのキャビネットタイプに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプションの種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)	
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C地区	SD-41C3-SCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B地区	SD-41C3-SCA0100	¥5,250(税込)/台
	搬入 + セットアップ	時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B地区	SD-41C3-SBA4000	¥52,500(税込)/台
			9~17時 にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C3-SBC0000	個別見積

(注1) 時間指定搬入(10時, 14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。

入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意ください。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はラックキャビネット[38U]に搭載されているPCサーバHA8000シリーズのラックマウントタイプモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)	
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-RCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-RCA0100	¥5,250(税込)/台
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-RBA4000	¥52,500(税込)/台

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。
入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はラックキャビネット[16U]に搭載されているPCサーバHA8000シリーズのラックマウントモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)	
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-HCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-HCA0100	¥5,250(税込)/台
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-HBA4000	¥52,500(税込)/台

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。
入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(1) - 3 ユニット現地増設サービス

<内容>キャビネットタイプの場合：既存システム装置に接続する外付け装置を現地増設する場合の搬入および現地セッアップサービスです。

ラックマウントタイプの場合：既存ラックキャビネットへラックマウントタイプ外付け装置、ラックマウントタイプシステム装置等を現地増設する場合の搬入および現地セッアップサービスでありラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)	現地増設 作業区分
キャビネット タイプ	バックアップキャビネット、ディスクユニット、リムーバブルディスクユニット、LTOチェンジャー、スイッチングHUB、Fibre Channel HUB、無停電電源装置、コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット	コンパクト サイズ	(1人)
	CR80キャビネットタイプ	キャビネット サイズ	(1人)
ラックマウント タイプ	HA8000/110W(注1)、110他社ラック用マウントキット(注1)、コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット、KB/マウス収納ユニット、システムアラートユニット、HUBラック搭載用トレイ、HUB収納ユニット、スイッチングHUB、Fibre Channel HUB、ラック搭載トレイ、コンセントボックスユニット、ラックサイドパネル(16U、38U)、フロントドア(38U、16U)、リアドア(16U)、コンソール切替ユニットセット、キャビネット延長キット(38U、16U)、ケーブル用アーム、当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	1人
	バックアップキャビネット、ディスクユニット、リムーバブルディスクユニット、LTOチェンジャー、無停電電源装置、ディスプレイ収納ユニット、液晶ディスプレイ収納ユニット、ディスプレイ/キーボードユニット、ラック連結キット(38U、16U)、ケーブル用アーム、70/130/270ラックマウントキット(他社ラック用マウントキット含む)、当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	2人
	HA8000/70W、130W、270 CR80ラックマウントタイプ	キャビネット サイズ	2人

注1)HA8000/110Wの31U以上への搭載は2人作業となります。

注2)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置、ラックマウントタイプ外部装置(CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があります)保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

注3)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む)、PC形名のスイッチングHUBの搬入費は、PCクライアント側の搬入形名を手配下さい。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道、東北、関東、中部、信越、北陸、関西、中国、四国、九州地区、沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ：沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)]、鹿児島(奄美)、島根(隠岐島)、長崎(壱岐、対馬、五島列島)、東京(小笠原)、北海道(礼文、利尻、奥尻島)など

ユニット増設サービス形名一覧(キャビネット編)

HA8000シリーズのキャビネットタイプに外付け装置を増設する場合の搬入のみ及び搬入+セットアップの手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	適用品目	形名	価格	
ユニット増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ	C地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SCC0100	個別見積	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台	
	搬入+セットアップ	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBA4000	¥73,500(税込)/台
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
		セットアップメニュー (日程指定) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBC0000	個別見積
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBA2000	¥63,000(税込)/台
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台
セットアップ	保守サービス会社が セットアップ実施 (注2)				SD-4100-N30	¥47,250(税込)/台	

(注1) 時間指定搬入(10時, 14時)及びAM, PM(13~17時, 13~15時, 15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM, PM, P1, P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注2) LT0タイプリ接続時のケーブル接続・接続確認時手配下さい。尚、LT0タイプリりの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ユニット増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

ラックキャビネット[38U]にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	形名	適用 品目	価格	
ユニット(システム装置含む)増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	C 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台	
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台
		セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-RBA4010	¥110,250(税込)/台
					コンパクトサイズ	SD-41C3-CBA4010	¥102,900(税込)/台
		EDメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入+物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-RAA4030	¥52,500(税込)/台
セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ キャビネットサイズ	SD-41C3-RBC0010	個別見積		
セットアップ	LTOライブラリ, (RSD)製ディスク等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台	

(注1)本メニューはHA8000/130W,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」(¥47,250(税込)/台)を同時に手配願います。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意ください。

(注3)LTOライブラリ,(RSD)製ディスクの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

[連絡先]保守サービス会社搭載の場合:(UBS本)SF 才営支 (内)863-2716/868-5252,5264,5266

<http://www1.oji.hitachi.co.jp/oeishi/index.html>

物流業者搭載の場合:(ESD)(豊) (内)885-3622

ユニット増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

ラックキャビネット[16U]にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容		搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	適用 品目	形名	価格	
ユニット(システム装置含む)増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	C 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積	
		AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C2-SCA2100	¥15,750(税込)/台	
				コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	¥8,400(税込)/台	
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	¥66,150(税込)/台
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	¥55,650(税込)/台
		セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-HBA4010	¥110,250(税込)/台
					コンパクトサイズ	SD-41C3-CBA4010	¥102,900(税込)/台
		EDメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入+物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	キャビネットサイズ	SD-41C3-HAA4030	¥52,500(税込)/台
セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9~17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ キャビネットサイズ	SD-41C3-HBC0010	個別見積		
セットアップ	LTOライブラリ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	¥94,500(税込)/台	

(注1)本メニューはHA8000/130W,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」(¥47,250(税込)/台)を同時に手配願います。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LTOライブラリ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

[連絡先]保守サービス会社搭載の場合:(UBS本)SF 才営支 (内)863-2716/868-5252,5264,5266

<http://www1.oji.hitachi.co.jp/oeishi/index.html>

物流業者搭載の場合:(ESD)(豊) (内)885-3622

(2) PCサーバ導入サービスに関する注意事項

PCサーバ導入サービス手配時の注意事項

- ・時間指定手配の場合は、受注伝票の時間指定欄に手配の指定時間を記載して頂くようお願いいたします。
また、日程指定やAM, PM, 13~15時, 15~17時手配の場合には、時間指定欄は空白, AM, PM, P1, P3として頂くようお願いいたします。
- ・サービス一覧に無い内容に関しては個別対応となりますので、別途アカウントマネージャに問合せして頂くようお願いいたします。
- ・オプション増設の搬入のみを手配される場合には梱包品の引き取り作業は含みません。
- ・キャビネットタイプ装置(システム装置本体)の新規/増設手配時、無停電電源装置や外付け装置等を同時手配する場合は、各装置毎の搬入費の手配が必要になります。但し、セットアップ費はシステム装置のセットアップ費で無停電電源装置や外付け装置等のセットアップ確認を行います。
- ・現地増設手配時の扱いについて
複数台の外付け装置やユニット等：手配台数分の搬入費の手配が必要になります。
セットアップ費は増設対象のシステム装置本体(キャビネットタイプ)台数分またはラックキャビネット(ラックユニットタイプ)台数分のセットアップ費の手配が必要になります。
手配例については、**項(3) 導入サービス手配選択パターン例【現地増設の場合】**を参照願います。
手配間違いの無いよう十分確認をお願いいたします。

「EDメニュー」(物流業者実施の[搬入+セットアップ]サービス)選択時の注意事項

- ・新規システム装置とそのシステム装置に増設するオプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、以下の点にご注意願います。

購入製品	増設オプション品の形名	出荷形態	選択できる導入サービス	
			搬入+セットアップ 保守サービス会社実施	搬入+セットアップ 物流業者実施
(cabinet形名の)システム装置 + 増設オプション品 (システム装置に内蔵するオプション品)	Gx-*****EX Gx-*****RX	標準搭載される全オプション品は、システム装置に内蔵してからお客様先へお届けします。		
	Gx-*****	増設オプション品は、システム装置に組み込まずにお客様先へお届けします。 搬入後、保守サービス会社がお客様先で、システム装置に増設オプション品を組み込みます。 したがって、物流業者技術者による導入サービスは選択できません。		×

【EDメニューとセットアップメニューの違い】

- EDメニュー 物流業者が搬入し、開梱、ケーブリング、梱包品引取りなどの作業まで行うメニュー。
(装置の現地調整作業は(電サ)作業のため行いません。)
- セットアップメニュー 物流業者が搬入し、開梱、梱包品引取り作業を行った後、(電サ)にて装置の現地作業を実施するメニュー。

【台数による一時経費割引の適用について】

同一納期/納地ごとに台数カウントし、下表の台数割引率に従い割り引き致します。

受注台数	割引率
2~5台の場合	10%
6~10台の場合	20%
11台以上の場合	30%

注：本台数割引はHA8000シリーズのキャビネットタイプのみ適用でありラックモデルは対象外となりますので、ご了承下さい。

20AC,BC,GC
20EC,FC,HC

(3) 導入サービス手配選択パターン例

[新規導入の場合]

・HA8000/20W(キャビネットタイプ:20AC,BC,EC,FC,GC,HC)

システム装置			サービス	サービス番号
モデル	RAIDレベル	OSカスタムインストール	搬入時にそのままケーブルリングを実施	
Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	1	あり	する	1
			しない	2
		なし	する	3
			しない	4
	-	あり	する	5
			しない	6
		なし	する	7
			しない	8
OSなし	1	-	する	9
			しない	10
	-	-	する	11
			しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HA8000/20W (キャビネットタイプ:20AC,BC,EC,FC,GC,HC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)														
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)														
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)			
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)															

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4: 形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30AC,BC)

30AC,BC

キャビネットタイプとして使用する場合

システム装置			サービス	
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	サービス 番号
Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	1	あり	する	1
			しない	2
		なし	する	3
			しない	4
	-	あり	する	5
			しない	6
		なし	する	7
			しない	8
OSなし	1	-	する	9
			しない	10
	-	-	する	11
			しない	12

↓
下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
HA8000/30W (キャビネットタイプ：30AC,BC)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)													
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)													
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-CB*****)														

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組み込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30AC,BC)

30AC,BC

ラックキャビネット[38U]へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			サービス	サービス番号
	サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	OSカスタムインストール	
ラックキャビネット [38U]	Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	1	あり	する	1
			しない	2	
		なし	する	3	
		しない	4		
		-	あり	する	5
			しない	6	
	OSなし	1	-	する	7
			しない	8	
	-	1	-	する	9
			しない	10	
		-	-	する	11
			しない	12	

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HA8000/30W (キャビネットタイプ：30AC,BC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)														
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)(注7)														
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)														
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-CB*****)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7：30専用ラックマウントキットによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットタイプと同一形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30AC,BC)

30AC,BC

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			サービス	サービス番号
	サイズ(U)	モデル	RAIDレベル	OSカスタムインストール	
ラックキャビネット [16U]	Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	1	あり	する	1
			しない	2	
		なし	する	3	
		しない	4		
		-	あり	する	5
			しない	6	
	OSなし	1	-	する	7
			しない	8	
	-	-	-	する	9
			しない	10	
			する	11	
			しない	12	

次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HA8000/30W (キャビネットタイプ：30AC,BC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)														
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)(注7)														
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)														
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)
<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 +セットアップ (SD-41C2-CB*****)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	(選択)	

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7：30専用ラックマウントキットによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットタイプと同一形態のため、別途搬入費が必要です。

・ HA8000/70W(キャビネットタイプ : 70KC,UC,PC,TC,SC)
 キャビネットタイプとして使用する場合

70KC,UC
 70PC,TC,SC

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2
			なし	する	3
		なし	あり	する	4
				しない	5
				する	6
			なし	する	7
Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版 プレインストール	5	あり	あり	しない	8
				する	9
				しない	10
		なし	なし	する	11
				しない	12
				する	13
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 プレインストール		あり	なし	しない	14
				する	15
		なし		しない	16
				する	17
Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	-	あり	あり	する	18
				しない	19
			なし	する	20
		なし	あり	しない	21
				する	22
				しない	23
OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	24
				しない	25
		なし	あり	する	26
				しない	27
	5	-	あり	する	28
				しない	29
		なし	あり	する	30
				しない	31
	-	-	あり	する	32
				しない	33
		なし	あり	する	34
				しない	35
	なし	する	36		

↓
 次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70KC,UC,PC,TC,SC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																	
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																		
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)																		
	<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)																		

分類	項目	サービス番号																	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70KC,UC,PC,TC,SC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																	
	RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)																		
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)																		
	<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)																		

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注4：形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5：「[システム装置+コンパクトディスクアレイ装置CR80]の搬入+セットアップ」サービスの購入数は、システム装置の台数分必要です。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/70W(キャビネットタイプ : 70KC, UC, PC, TC, SC)
ラックキャビネット [3 8 U] へ搭載する場合

7 0 K C , U C
7 0 P C , T C , S C

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号		
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルングを実施			
ラックキャビネット [3 8 U]	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1		
					しない	2		
				なし	する	3		
					しない	4		
				あり	する	5		
					しない	6		
			5		なし	する	7	
				あり	あり	する	9	
					しない	10		
				なし	する	11		
					しない	12		
				あり	あり	する	13	
	Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版 プレインストール	5		なし	する	14		
					しない	15		
				あり	する	16		
					しない	17		
				あり	あり	する	18	
					しない	19		
		Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 プレインストール	-		なし	する	20	
						しない	21	
					あり	する	22	
						しない	23	
					あり	あり	する	24
						しない	25	
	Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	0,1, JBOD,10		-	あり	する	26	
					なし	しない	27	
					する	28		
					あり	する	29	
					なし	しない	30	
					する	31		
		OSなし	5		-	なし	しない	32
						あり	する	33
						なし	しない	34
						する	35	
						あり	する	36
						なし	しない	

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
HA8000/70W (キヤビネットタイプ: 70KC, UC, PC, TC, SC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキヤビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックキヤビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
	搬入およびお客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)															

分類	項目	サービス番号																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
HA8000/70W (キヤビネットタイプ: 70KC, UC, PC, TC, SC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキヤビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックキヤビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
	搬入およびお客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)															

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/70W(キャビネットタイプ : 70KC, UC, PC, TC, SC)
ラックキャビネット [16 U] へ搭載する場合

70KC, UC
70PC, TC, SC

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルングを実施		
ラックキャビネット [16 U]	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
			なし	あり	する	3	
				なし	しない	4	
				あり	する	5	
				なし	しない	6	
		5	あり	あり	する	7	
				なし	しない	8	
			なし	あり	する	9	
				なし	しない	10	
				あり	する	11	
				なし	しない	12	
	Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版 プレインストール	5	あり	あり	する	13	
				なし	しない	14	
			なし	あり	する	15	
				なし	しない	16	
				あり	する	17	
				なし	しない	18	
		-	あり	あり	する	19	
				なし	しない	20	
			なし	あり	する	21	
				なし	しない	22	
				あり	する	23	
				なし	しない	24	
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	25	
				なし	しない	26	
			5	-	あり	する	27
					なし	しない	28
				-	あり	する	29
					なし	しない	30
		-	-	あり	する	31	
				なし	しない	32	
			-	あり	する	33	
				なし	しない	34	
				あり	する	35	
				なし	しない	36	

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70KC, UC, PC, TC, SC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																			
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																			
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)						(選択)									(選択)	

分類	項目	サービス番号																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
HA8000/70W (キャビネットタイプ: 70KC, UC, PC, TC, SC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																			
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																			
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)						(選択)									(選択)	

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/110W(ラックマウントタイプ : 110DC, EC, GC, HC)
ラックキャビネット [3 8 U] へ搭載する場合

1 1 0 D C , E C
1 1 0 G C , H C

ラックキャビネット サイズ(U)	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施 する しない		
ラックキャビネット [3 8 U]	Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 プレインストール	0, 1, JBOD	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	なし	しない	4	
				あり	する	5	
				なし	しない	6	
		Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 プレインストール	5	あり	あり	する	7
					なし	しない	8
					なし	する	9
				なし	あり	しない	10
					なし	する	11
					なし	しない	12
	Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版 プレインストール	5	あり	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				なし	する	15	
			なし	あり	しない	16	
				なし	する	17	
				なし	しない	18	
	Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 プレインストール	-	あり	あり	する	19	
				なし	しない	20	
				なし	する	21	
			なし	あり	しない	22	
				なし	する	23	
				なし	しない	24	
	OSなし	0, 1, JBOD	-	あり	する	25	
				なし	しない	26	
			5	あり	する	27	
				なし	しない	28	
		-	-	あり	する	29	
				なし	しない	30	
			5	あり	する	31	
				なし	しない	32	
		-	-	あり	する	33	
				なし	しない	34	
			5	あり	する	35	
				なし	しない	36	

↓
次ページの該当するサービス番号へ

1 1 0 D C , E C
1 1 0 G C , H C

分類	項目	サービス番号																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110DC, EC, GC, HC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックマウント[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックマウント[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
	搬入およびお客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)															

分類	項目	サービス番号																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110DC, EC, GC, HC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックマウント[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックマウント[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																		
	搬入およびお客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)															

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は [5 . 2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、 [5 . 1 P Cサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/110W(ラックマウントタイプ : 110DC, EC, GC, HC)
ラックキャビネット [16 U] へ搭載する場合

110DC, EC
110GC, HC

ラックキャビネット サイズ(U)	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号		
	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施			
ラックキャビネット [16 U]	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版 プレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	1		
					しない	2		
				なし	する	3		
					しない	4		
				あり	する	5		
					しない	6		
			5		なし	する	7	
				あり	あり	する	8	
					しない	9		
				なし	なし	する	10	
					しない	11		
				あり	あり	する	12	
		-		なし	する	13		
			あり	あり	する	14		
				しない	15			
			なし	なし	する	16		
				しない	17			
			あり	あり	する	18		
		Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	-		なし	する	19	
					しない	20		
				あり	あり	する	21	
					しない	22		
				なし	なし	する	23	
					しない	24		
			OSなし	0,1, JBOD	-	あり	する	25
						しない	26	
					なし	する	27	
				5	-	あり	する	28
						しない	29	
					なし	する	30	
		-	-		なし	する	31	
					しない	32		
				あり	する	33		
				なし	しない	34		
				あり	する	35		
				なし	しない	36		

↓
次ページの該当するサービス番号へ

110DC, EC
110GC, HC

分類	項目	サービス番号																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110DC, EC, GC, HC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックマウントネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックマウントネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																			
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																			
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)				(選択)															

分類	項目	サービス番号																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110DC, EC, GC, HC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックマウントネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)																		
		ラックマウントネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)																		
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)																		
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)																			
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																			
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)				(選択)															

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は [5 . 2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
注4: 形名の * 部分は、 [5 . 1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/130W(ラックマウントタイプ : 130AC)
ラックキャビネット [3 8 U] へ搭載する場合

1 3 0 A C

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置 コンパクト ディスクアレイ 装置 C R 8 0	サービス		サービス 番号
	サイズ(U)	モデル	R A I D レベル		OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [3 8 U]	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版プレインストール /Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版プレインストール /Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 プレインストール /Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	しない	4		
				あり	する	5	
				なし	しない	6	
		5	あり	あり	する	7	
				なし	しない	8	
				あり	する	9	
			なし	なし	しない	10	
				あり	する	11	
				なし	しない	12	
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				あり	する	15	
			5	-	なし	しない	16
					あり	する	17
					なし	しない	18
		-	あり	あり	する	19	
				なし	しない	20	
				あり	する	21	
			なし	-	なし	しない	22
					あり	する	23
					なし	しない	24

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキヤビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキヤビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
		Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)													
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)		

分類	項目	サービス番号													
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキヤビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)													
		ラックキヤビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)													
		Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)													
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)													
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)														
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)			
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)			

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご揭示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
 注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスプレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスプレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/130W(ラックマウントタイプ : 130AC)
ラックキャビネット [1 6 U] へ搭載する場合

1 3 0 A C

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置 コンパクト ディスクアレイ 装置 C R 8 0	サービス		サービス 番号
	サイズ(U)	モデル	R A I D レベル		OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [1 6 U]	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版インストール /Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版インストール /Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 インストール /Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 インストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	なし	しない	4	
				あり	する	5	
				なし	しない	6	
		5	あり	あり	する	7	
				なし	しない	8	
				あり	する	9	
			なし	なし	しない	10	
				あり	する	11	
				なし	しない	12	
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				あり	する	15	
			5	-	なし	しない	16
					あり	する	17
					なし	しない	18
		-	あり	あり	する	19	
				なし	しない	20	
				あり	する	21	
			なし	-	なし	しない	22
					あり	する	23
					なし	しない	24

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
		Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)													
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)		
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)		

分類	項目	サービス番号													
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)													
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)													
		Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)													
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)													
搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)														
	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)			
	<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)			

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご揭示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
 注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスプレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスプレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版 [*] インストール /Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版 [*] インストール /Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 インストール /Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 インストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	しない	2
			なし	する	3
			なし	しない	4
		なし	あり	する	5
			なし	しない	6
			なし	する	7
			なし	しない	8
	5	あり	あり	する	9
			なし	しない	10
			なし	する	11
			なし	しない	12
		なし	あり	する	13
			なし	しない	14
			なし	する	15
			なし	しない	16
OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	17
			なし	しない	18
			なし	する	19
			なし	しない	20
	5	-	あり	する	21
			なし	しない	22
			なし	する	23
			なし	しない	24

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/130W (キヤビネットタイプ: 130BC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)											
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)											
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)			(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)								(選択)

分類	項目	サービス番号											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
HA8000/130W (キヤビネットタイプ: 130BC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)											
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)											
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)			(選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)			(選択)								(選択)

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組み込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は [5 . 2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、[5 . 1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/270(ラックマウントタイプ : 270GC, AC)
ラックキャビネット [3 8 U] へ搭載する場合

2 7 0 G C , A C

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置 コンパクト ディスクアレイ 装置 C R 8 0	サービス		
	サイズ(U)	モデル	R A I D レベル		OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	サービス 番号
ラックキャビネット [3 8 U]	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版インストール /Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版インストール /Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 インストール /Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 インストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	しない	4		
				あり	する	5	
				なし	しない	6	
		5	あり	あり	する	7	
				なし	しない	8	
				あり	する	9	
			なし	なし	しない	10	
				あり	する	11	
				なし	しない	12	
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				あり	する	15	
			5	-	なし	しない	16
					あり	する	17
					なし	しない	18
		5	-	あり	する	19	
				なし	しない	20	
				あり	する	21	
			なし	-	なし	しない	22
					あり	する	23
					なし	しない	24

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HA8000/270W (ラックマウントタイプ: 270GC, AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)												
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)												
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)												
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)												
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)												
	搬入およびお客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)												
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)									(選択)

分類	項目	サービス番号													
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
HA8000/270W (ラックマウントタイプ: 270GC, AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)													
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)													
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)													
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)													
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)													
	搬入およびお客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)													
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)										(選択)

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご揭示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。
 注4: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/270(ラックマウントタイプ : 270GC, AC)
ラックキャビネット [1 6 U] へ搭載する場合

2 7 0 G C , A C

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置 コンパクト ディスクアレイ 装置 C R 8 0	サービス		サービス 番号
	サイズ(U)	モデル	R A I D レベル		OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [1 6 U]	Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版プレインストール /Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版プレインストール /Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 プレインストール /Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				なし	しない	2	
				なし	する	3	
			なし	しない	4		
				あり	する	5	
				なし	しない	6	
		5	あり	あり	する	7	
				なし	しない	8	
				あり	する	9	
			なし	なし	しない	10	
				あり	する	11	
				なし	しない	12	
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	13	
				なし	しない	14	
				あり	する	15	
			5	-	なし	しない	16
					あり	する	17
					なし	しない	18
		OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	19
					なし	しない	20
					あり	する	21
			5	-	なし	しない	22
					あり	する	23
					なし	しない	24

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
HA8000/270W (ラックマウントタイプ: 270GC, AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)													
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)													
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)													
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)													
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)													
	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)		

分類	項目	サービス番号													
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
HA8000/270W (ラックマウントタイプ: 270GC, AC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)¥52,500(税込)													
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)¥31,500(税込)													
		Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)													
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)													
		ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)													
	搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)			(選択)				(選択)				(選択)		

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスプレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスプレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版 ^レ インストール /Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版 ^レ インストール /Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版 ^レ インストール /Windows Server 2003,Standard Edition日本語版 ^レ インストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	しない	2
			なし	する	3
			なし	しない	4
		なし	あり	する	5
			なし	しない	6
			なし	する	7
			なし	しない	8
	5	あり	あり	する	9
			なし	しない	10
			なし	する	11
			なし	しない	12
		なし	あり	する	13
			なし	しない	14
			なし	する	15
			なし	しない	16
OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	17
			なし	しない	18
			なし	する	19
			なし	しない	20
	5	-	あり	する	21
			なし	しない	22
			なし	する	23
			なし	しない	24

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/270W (キャビネットタイプ: 270HC, BC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)											
	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)												
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)	
<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)													

分類	項目	サービス番号											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
HA8000/270W (キャビネットタイプ: 270HC, BC)	カスタムメイド作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版/ Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版/ Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 カスタムインストール (SD-41A1-N60A)¥21,000(税込)											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)¥21,000(税込)											
	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)												
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			(選択)				(選択)				(選択)	
<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)													

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組み込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
 詳細は [5 . 2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。
 注4: 形名の * 部分は、[5 . 1 PCサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

[現地増設の場合]

- ・搬入費：装置,ユニット毎に必要です。(内蔵オプションはシステム装置毎)
- ・セットアップ費：キャビネットタイプはシステム装置毎に必要です。
ラックマウントタイプはラックキャビネット毎に必要です。

キャビネット関連

項	内容	考え方	手配形名
1	HA8000/20W用のMEIを手配する。 販社にて搭載する為、搬入のみ。	内蔵オプション品MEIの搬入のみ	SD-41C3-SCA0100(¥5,250(税込)) × 1
2	既存HA8000/70WにSCSIボードを増設し 外付けバックアップキャビネットを接続する。	内蔵オプション品SCSIボードの搬入 +セットアップ費 外付けバックアップキャビネットの搬入費	SD-41C3-SBA4000(¥52,500(税込)) × 1 SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込)) × 1
3	既存HA8000/270にCPU,MEI, SCSIボードを増設し、外付けLTO ファンを接続する。また無停電電源 装置も同時手配する。	内蔵オプション品の搬入 +セットアップ費 外付けLTOファンの搬入費 無停電電源装置の搬入費	SD-41C3-SBA4000(¥52,500(税込)) × 1 SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込)) × 2

ラック関連


項	内容	考え方	手配形名
1	既存38UラックキャビネットにHA8000/110W ×2を搭載させる。 同時にコントロールユニット,KB/マウスケーブル, ディスプレイケーブルも手配し接続する。	HA8000/110W×2の搬入費 コントロール切替ユニットの搬入 +セットアップ費 (1人作業) (ケーブル類は装置に添付出荷)	SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込)) × 2 SD-41C2-CBA2000(¥55,650(税込)) × 1
2	既存HA8000/270にディスクレイトード及び ディスクユニットを接続する。	ディスクレイトードの搬入費 ディスクユニットの搬入費 +セットアップ費(2人作業)	SD-41C3-RCA0100(¥5,250(税込)) × 1 SD-41C3-CBA4010(¥102,900(税込)) × 1
3	既存38UラックキャビネットにHA8000/270, HA8000/110W,スイッチングHUB,HUB収納 ユニットを搭載する。	HA8000/110Wの搬入費 スイッチングHUBの搬入費 HUB収納ユニットの搬入費 HA8000/270の搬入 +搭載 +セットアップ費	SD-41C2-CCA2100(¥8,400(税込)) × 3 SD-41C3-RBA4010(¥110,250(税込)) × 1
4	既存HA8000/270のキャビネットタイプのサーバ をラックマウントタイプに変更し、既存38Uラック キャビネットに現地搭載する。	270ラックマウントキットの搬入 +セットアップ費	SD-41C3-CBA4010(¥102,900(税込)) × 1
5	38Uラックキャビネットに搭載された既存 HA8000/110W×5にMEIを増設する。 販社にて増設作業を行う為、搬入のみ。	内蔵オプション品MEIの搬入のみ	SD-41C3-RCA0100(¥5,250(税込)) × 1

5.2 カスタムメイドサービス

カスタムメイドサービスは、システム装置へのハードウェア組込み、システム装置のラック搭載、OSインストール等のサービスです。

品名	形名	価格	サービス概要
ハードウェアセットアップサービス	SD-41A1-N15x	システム装置のセット形名に含まれます。	・ハードウェアの組込み
ラック搭載サービス	SD-41A1-N11C	¥52,500(税込)	・ラックキャビネット[38U]への組込み
	SD-41A1-N12C	¥31,500(税込)	・ラックキャビネット[16U]への組込み
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版カスタムインストールサービス	SD-41A1-N60A	¥21,000(税込)	・Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/Windows Server 2003,Standard Edition日本語版のカスタムインストール
RAID設定サービス *1	SD-41A1-N10G	¥21,000(税込)	・RAIDの環境構築
HA8000/1Jシリーズ システムバックアップ媒体代行作成サービス *2	SD-41A0-N30DEX	¥5,250(税込)	・Windows2000 Server用システムバックアップの代行作成サービス
HA8000/1Kシリーズ システムバックアップ媒体代行作成サービス *2	SD-41A0-N30EEX	¥5,250(税込)	・Windows2000 Advanced Server用システムバックアップの代行作成サービス

*1: 「RAID設定サービス」の必要購入数



<説明>

上図の場合、HA8000/270は図Aで1枚のディスクレイトロード（1チャネル）、図Bで1枚のディスクレイトロード（1チャネル）を使用しており、HA8000/270全体では合計2枚のディスクレイトロードを使用しRAID 5以外のRAIDレベルを指定しています。したがって、ディスクレイトロード枚数分のRAID設定サービス×2が必要となります。（ディスクレイトロード（2チャネル）にて接続の場合は、RAID設定サービス×1となります。）

<ご注意>

上図の場合、RAIDレベルの種類は、RAID 0・RAID 1・RAID 10の3種類ありますが、RAIDレベルの種類とRAID設定サービスの数とは無関係です。

あくまでも、RAID 5以外のRAIDレベルを指定のディスクレイトロードの枚数を基準にお考えください。

*2: 「システムバックアップ媒体代行サービス」について

本サービスは、OSシステムのハードディスクをバックアップする作業を代行するサービスです。

ダウングレードインストールしたシステム装置のOSシステムをバックアップし、システム障害時のOSを回復する手段を提供します。
(本サービスは、上記Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Server/Windows 2000 Serverダウングレード代行サービス付き)によりダウングレードインストールしたHA8000サーバのみに適用します。)

Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Server/Windows 2000 Serverダウングレード代行サービス付き)のシステムバックアップが可能な変換ツールにて作成したシステムバックアップ媒体(CD)につきましては、System Installerを使用する際のOSリカバリ用媒体(CD)となっております。

従来製品(Windows 2000 Serverインストールモデル)に添付されておりましたWindows 2000 Serverインストール媒体(CD)とは互換性がございませんので、ご注意願います。

また、一部のアプリケーションにおいてはWindows 2000 Serverインストール媒体(CD)が必要となる場合がございますが、そのようなアプリケーションを使用される場合には、別途、お客様にてWindows 2000 Serverインストール媒体(CD)を準備戴けますようお願い致します。

現在、弊社からWindows 2000 Serverインストール媒体(CD)を提供することは出来ませんのでご注意ください。

バックアップ範囲について

Windows Server 2000システム領域の内、システムを回復するための最低限必要な情報とします。アプリケーション、ユーザプログラム及びユーザ固有の情報は、システムバックアップ媒体代行作成サービスの対象外となります

販売上の制限事項

バックアップ媒体の作成は、システム装置の出荷時となります。現地での作成は行いませんので、手配時はWindows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Server/Windows 2000 Serverダウングレード代行サービス付き)と同時の手配をお願い致します。

バックアップ媒体を使用した再セットアップ時の制限事項

バックアップ媒体を使用して再セットアップをする場合、System Installerを使用して再インストールを行うため、System Installerを使用したインストール時のパーティション設定制限事項が適用されますので、ご注意願います。