

(2) HA8000/110W GD, HD



HA8000/110W GD, HD
(筐体色：黒)

HA8000/110W GD, HD システム装置 機器仕様


モデル名	110 GD		110 HD	
	RAID (SCSI)モデル		ディスク(SCSI)モデル	
筐体タイプ	ラックマウントタイプ [1 U]			
CPU (周波数)	Intel Xeon プロセッサ(3.80GHz/3.60GHz/3.40GHz/3EGHz)			
プロセッサ数	最小1/最大2			
	キャッシュ	16KB+12K μOPs		
	メモリー	2MB		
チップセット	Intel 社製 E7320			
システムバス (FSB) 周波数	800MHz			
メインメモリー	容量	最小:512MB/最大:16GB		
	スロット数	8		
	サポートメモリー容量	512MB(256MBx2) *8, 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)		
	仕様	DDR SDRAM/266MHz/ECC/Registered DIMM/LowProfile/Chipkill 対応 *8		
表示機能	アクセラレータ	ATI 社製 Radeon7000M[オプション]/PCI]		
	VRAM	16MB		
ハードディスク (本体内蔵)	表示解像度 (表示色) *1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
	最大容量 *2	RAID 0	900GB(300GBx3)	
		RAID 5 *3	600GB(300GBx3)	
		ディスク	-	
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB		
インタフェース	Ultra320 SCSI			
RAID コントローラ	回転数	10000r/min(73GB/146GB/300GB), 15000r/min(73GB/146GB)		
	コントローラ	Adaptec 社製 ASR-2025S[S0-DIMM, 64bit/133MHz]		-
	インタフェース	オプション SCSI (Ultra320 SCSI)経由で HDD 接続		
	チャンネル数	1チャンネル(HDD3台/チャンネル)		
	キャッシュ容量	64MB(SDRAM/ECC)		
	サポートRAIDレベル	RAID 0, 1, 5, JBOD		
ハードディスク コントローラ	コントローラ	-		オプション
	インタフェース	Ultra320 SCSI		
FDD	3.5型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)			
CD-ROM	薄型 24倍速(IDE)x1ドライブ (標準)			
DVD-RAM	-			
拡張ベイ	3.5型ベイ (HDD専用ベイ)	3[ホットプラグ/ホットスワップ対応(RAID1構成時のみ)]		3
	5型ベイ (リムーバブル)	-		
	5型ベイ (薄型)	1(標準薄型CD-ROMで1インチ占有)		
	FDD専用	1(1インチFDDにて占有)		
PCIスロット	64bit/66MHz(3.3Vキ)又はPCI Express(x8)(オプション)x1, 64bit/66MHz(3.3Vキ)LowProfile x1			
標準インターフェイス	ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, シリアル(D-Sub9ピン)x1, キーボード(PS/2タイプミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプミニDIN6ピン)x1, USB(USB2.0)x2 *4			
	SCSI	コントローラ	Adaptec 社製 AIC-7902W[オプション]/PCI]	
		インタフェース	Ultra320 SCSIx2(1コネクタ RAIDコントローラで使用)	Ultra320 SCSIx2(1コネクタ HDDコントローラで使用)
	LAN	コントローラ	Intel 社製 i82541G1x2[オプション]/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
Wake On LAN機能		オプション *5		
外形寸法	481(W)x762(D)x43(H)mm[フロントパネル/突起物含む], 430(W)x742(D)x43(H)mm[フロントパネル/取付金具含まず]			
質量 [標準値] (()内は最大質量値)	約 17.2kg(19.2kg)			
電源	電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型 2極差込プラグ (標準:1本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2本)		
冗長電源	1(標準)+1(オプション)(ホットプラグ対応)			
消費電力 [標準値] (()内は最大消費電力値)	約 239W(550W)		約 224W(540W)	
省エネ法に基づく表示	区分	J		
	エネルギー消費効率	0.020		0.018
VCCI基準 *6	クラスA 情報技術装置			
インストールOS	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1)(25CAL付)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL付)/Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP4)(25CAL付)/Windows 2000 Server 日本語版(SP4)(5CAL付)			
サポートOS	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版/Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1)/Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP4)/Windows 2000 Server 日本語版(SP4)/Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 & Intel EM64T) Update 1(1/7)個別対応//Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 & Intel EM64T) Update 1(1/7)個別対応//Red Hat Enterprise Linux AS 4 Update 1(1/7)個別対応//Red Hat Enterprise Linux ES 4 Update 1 *7//Red Hat Enterprise Linux AS 3(1/7)個別対応//Red Hat Enterprise Linux ES 3 *7			
添付ソフトウェア	JPI/ServerConductor/Agent(サーバ管理ツール)/HA8000 System Installer(簡易インストールツール)/Adaptec Storage Manager(ディスク管理ツール)/UEFI-ブート管理ツール			
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, フック搭載用ガイドレール			

*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。 *2: ハードディスクの容量表記は、1GB=10⁹バイトとして計算した容量です。
 *3: ディスクレイ最大搭載時リザーブディスク取付不可。 *4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition/Windows Server 2003/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版/Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版/Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1)(25CAL付)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL付)/Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP4)(25CAL付)/Windows 2000 Server 日本語版(SP4)(5CAL付)が必要です。
 *6: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *7: (1/7)Linuxソフトウェアサービス及びLinuxインストール作業代行サービスの契約を前提にサポートします。ただし、Red Hat Enterprise Linux ES3 日本語版についてはサポートのみならずインストール代行サービスはありません。Linux OSに関しては、動作確認情報を公開するものであり、全ての動作を保証するものではありません。
 *8: 512MB(256MBx2)のメモリーボードは、Chipkill機能は未サポート。
 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。


HA8000/110W GD, HD システム装置 各部の機能と名称

前面 / 操作パネル

[フロントパネル 取外し状態]



[フロントパネル 取付け状態]



A : CD-ROM ドライブ
全機種に標準で装備されます。

B : 3.5 型フロッピーディスクドライブ
全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

C : ERROR ランプ (橙)
ハードディスクエラー、CPU エラー、ファンエラー、電源エラー、温度エラー、電圧エラー、PCI エラー、メモリーエラー、ヒューズエラーなどが発生した場合に点灯します。

D : SERVICE ランプ (緑)
前面の SERVICE スイッチまたは背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。

E : ACCESS ランプ (緑)
ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

F : POWER ランプ (緑)
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

G : POWER スイッチ
システム装置の電源を入・切するときに押します。なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

H : RESET スイッチ
システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

I : SERVICE スイッチ (フロント)
SERVICE ランプスイッチを点灯させるときに押します。


J : BUZZER STOP スイッチ
ブザーを止めるときに押します。

K : キャニスターロック
ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

L : 拡張ストレージベイ 1, 2, 3
内蔵ハードディスクを取り付けます。右から順に拡張ストレージベイ 1~3 となります。

M : HDD ステータスランプ
点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

背面



A : 拡張スロット (PCI)
PCI 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 2, 1 となります。

B : 電源コネクタ

C : ネットワークインタフェースコネクタ
LAN ケーブルを接続します。
左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

D : キーボードインタフェースコネクタ

E : マウスインタフェースコネクタ

F : ディスプレイインタフェースコネクタ

G : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

H : SERVICE ランプスイッチ (ランプ : 緑)
SERVICE ランプスイッチおよび前面の SERVICE ランプを点灯させるときに押します。前面の SERVICE スイッチ又は背面の SERVICE ランプスイッチを押すと、緑に点灯します。SERVICE ランプは、目印などに使用するために点灯させるもので、システム動作には影響しません。

I : USB コネクタ


J : SCSI コネクタ

K : 電源ランプ (緑または橙)
点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

L : 電源スロット
電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

リクランプ (橙または緑)
点灯 : 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯)
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)
消灯 : 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または HUB とのリンクが未確立
アクティビティランプ (橙)
点灯 : HUB とのリンクが確立
点滅 : データ送受信中
消灯 : HUB とのリンクが未確立

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [トライアルキャンペーンモデル]

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) トライアルキャンペーンモデル/ラックマウントタイプ
 [Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ブレイストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ブレイストールモデル	Xeon (3E6Hz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0チャネルコントローラ + 1チャネル SCSI	146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM: 266MHz	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ110GD-CM6543Q	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,223 (税抜)¥2,117	¥1,672 (税抜)¥1,592


HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) トライアルキャンペーンモデル/ラックマウントタイプ
 [OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon (3E6Hz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0チャネルコントローラ + 1チャネル SCSI	146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM: 266MHz	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSA110GD-CM6543Q	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥2,223 (税抜)¥2,117	¥1,672 (税抜)¥1,592

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット (バックアップユニット) 接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オプボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM113GD-ENNN432	¥1,202,250	¥3,649	¥2,738	
	(税抜)¥1,145,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608		
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						GSM113GD-BNNN432	¥1,128,750	¥3,158	¥2,371
	(税抜)¥1,075,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258		
Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU	GSM113GD-DNNN432	¥1,074,150	¥2,791	¥2,092						
(税抜)¥1,023,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992								
Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	GSM113GD-CNNN432	¥1,006,950	¥2,345	¥1,759						
(税抜)¥959,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675								

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オプボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK113GD-ENNN432	¥1,202,250	¥3,649	¥2,738	
	(税抜)¥1,145,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608		
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						GSK113GD-BNNN432	¥1,128,750	¥3,158	¥2,371
	(税抜)¥1,075,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258		
Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU	GSK113GD-DNNN432	¥1,074,150	¥2,791	¥2,092						
(税抜)¥1,023,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992								
Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	GSK113GD-CNNN432	¥1,006,950	¥2,345	¥1,759						
(税抜)¥959,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675								

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オプボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSL113GD-ENNN432	¥687,750	¥3,649	¥2,738	
	(税抜)¥655,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608		
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						GSL113GD-BNNN432	¥614,250	¥3,158	¥2,371
	(税抜)¥585,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258		
Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU	GSL113GD-DNNN432	¥559,650	¥2,791	¥2,092						
(税抜)¥533,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992								
Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	GSL113GD-CNNN432	¥492,450	¥2,345	¥1,759						
(税抜)¥469,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675								


HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オプボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ113GD-ENNN432	¥687,750	¥3,649	¥2,738	
	(税抜)¥655,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608		
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						GSJ113GD-BNNN432	¥614,250	¥3,158	¥2,371
	(税抜)¥585,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258		
Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU	GSJ113GD-DNNN432	¥559,650	¥2,791	¥2,092						
(税抜)¥533,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992								
Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	GSJ113GD-CNNN432	¥492,450	¥2,345	¥1,759						
(税抜)¥469,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675								

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット(バックアップエント)接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.3 私構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) おまかせ安心モデル (3年) / ラックマウントタイプ
 [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 1チナ コントローラ + ホボート SCSI 1チナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM113GD-ENNN431	¥1,202,250 (税抜)¥1,145,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSM113GD-BNNN431	¥1,128,750 (税抜)¥1,075,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSM113GD-DNNN431	¥1,074,150 (税抜)¥1,023,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3E6GHz/2MB) ×1CPU					GSM113GD-CNNN431	¥1,006,950 (税抜)¥959,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675


HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) おまかせ安心モデル (3年) / ラックマウントタイプ
 [Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 1チナ コントローラ + ホボート SCSI 1チナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK113GD-ENNN431	¥1,202,250 (税抜)¥1,145,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK113GD-BNNN431	¥1,128,750 (税抜)¥1,075,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK113GD-DNNN431	¥1,074,150 (税抜)¥1,023,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3E6GHz/2MB) ×1CPU					GSK113GD-CNNN431	¥1,006,950 (税抜)¥959,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。
 *4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット (バックアップエント) 接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

ラックオプション品

無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W(110GD)RAID(SCSI)おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0.5インチ コントローラ + 1チャネル SCSI1	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSL113GD-ENNN431	¥687,750	¥3,649	¥2,738
	(税抜)¥655,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608	
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						¥614,250	¥3,158	¥2,371
	(税抜)¥585,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258	
Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU	¥559,650	¥2,791	¥2,092						
(税抜)¥533,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992							
Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU	¥492,450	¥2,345	¥1,759						
(税抜)¥469,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675							

HA8000/110W(110GD)RAID(SCSI)おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0.5インチ コントローラ + 1チャネル SCSI1	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ113GD-ENNN431	¥687,750	¥3,649	¥2,738				
							(税抜)¥655,000	(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608				
							292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min	2GB	1GB × 2: ECC	GSJ113GD-BJC5431	¥795,900	¥4,366	¥3,273
								DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	(税抜)¥758,000	(税抜)¥4,158	(税抜)¥3,117	
	146GB トレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min		1GB	512MB × 2: ECC		GSJ113GD-BMC5431	¥735,000	¥3,964	¥2,975				
			DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz		(税抜)¥700,000	(税抜)¥3,775	(税抜)¥2,833					
	選択 (*2)(*3)(*4)		選択 (*1)	2GB		1GB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-BJ65431	¥732,900	¥3,946	¥2,958		
									(税抜)¥698,000	(税抜)¥3,758	(税抜)¥2,817		
	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min		1GB	512MB × 2: ECC		DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-BM65431	¥672,000	¥3,544	¥2,660		
									(税抜)¥640,000	(税抜)¥3,375	(税抜)¥2,533		
	選択 (*2)(*3)(*4)		選択 (*1)	2GB		1GB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-BNN431	¥614,250	¥3,158	¥2,371		
									(税抜)¥585,000	(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258		
	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min		1GB	512MB × 2: ECC		DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-DJC5431	¥741,300	¥3,998	¥3,001		
									(税抜)¥706,000	(税抜)¥3,808	(税抜)¥2,858		
	146GB トレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min		1GB	512MB × 2: ECC		DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-DMC5431	¥680,400	¥3,596	¥2,695		
									(税抜)¥648,000	(税抜)¥3,425	(税抜)¥2,567		
	選択 (*2)(*3)(*4)		選択 (*1)	2GB		1GB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-DJ65431	¥678,300	¥3,578	¥2,686		
									(税抜)¥646,000	(税抜)¥3,408	(税抜)¥2,558		
	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min		1GB	512MB × 2: ECC		DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-DM65431	¥617,400	¥3,176	¥2,380		
									(税抜)¥588,000	(税抜)¥3,025	(税抜)¥2,267		
	選択 (*2)(*3)(*4)		選択 (*1)	2GB		1GB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-DNN431	¥559,650	¥2,791	¥2,092		
									(税抜)¥533,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992		
	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min		1GB	512MB × 2: ECC		DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-CJC5431	¥674,100	¥3,552	¥2,669		
									(税抜)¥642,000	(税抜)¥3,383	(税抜)¥2,542		
146GB トレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min	1GB	512MB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-CMC5431	¥613,200	¥3,150	¥2,363					
						(税抜)¥584,000	(税抜)¥3,000	(税抜)¥2,250					
選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	2GB	1GB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-CJ65431	¥611,100	¥3,132	¥2,354					
						(税抜)¥582,000	(税抜)¥2,983	(税抜)¥2,242					
292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320: 10000r/min	1GB	512MB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-CM65431	¥550,200	¥2,730	¥2,048					
						(税抜)¥524,000	(税抜)¥2,600	(税抜)¥1,950					
選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	2GB	1GB × 2: ECC	DDR SDRAM: 266MHz	GSJ113GD-CNN431	¥492,450	¥2,345	¥1,759					
						(税抜)¥469,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675					

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット(バックアップエージェント)接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品

・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W(110GD)RAID(SCSI)おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)](*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Advanced Server (SP4)ダウングレード 代行サービス付き (25CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0+1+1 コントローラ + オプティカル SCSI 1+1+1	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK113GD-ENNN43B	¥1,254,750 (税抜)¥1,195,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						¥1,181,250 (税抜)¥1,125,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU						¥1,126,650 (税抜)¥1,073,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3GHz/2MB) ×1CPU						¥1,059,450 (税抜)¥1,009,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

HA8000/110W(110GD)RAID(SCSI)おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)](*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Server(SP4)ダウ ングレード代行サービス 付き) (5CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0+1+1 コントローラ + オプティカル SCSI 1+1+1	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ113GD-ENNN43B	¥740,250 (税抜)¥705,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608			
							292GB トレイ 146GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min	1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-BJC543B	¥848,400 (税抜)¥808,000	¥4,366 (税抜)¥4,158	¥3,273 (税抜)¥3,117
								1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-BMC543B	¥787,500 (税抜)¥750,000	¥3,964 (税抜)¥3,775	¥2,975 (税抜)¥2,833
								2GB 1GB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-BJ6543B	¥785,400 (税抜)¥748,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	146GB トレイ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min		1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-BM6543B		¥724,500 (税抜)¥690,000	¥3,544 (税抜)¥3,375	¥2,660 (税抜)¥2,533				
			1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-BNNN43B		¥666,750 (税抜)¥635,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258				
			2GB 1GB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-DJC543B		¥793,800 (税抜)¥756,000	¥3,998 (税抜)¥3,808	¥3,001 (税抜)¥2,858				
			1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-DMC543B		¥732,900 (税抜)¥698,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567				
	選択 (*2)(*3)(*4)		選択 (*1)	2GB 1GB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ113GD-DJ6543B	¥730,800 (税抜)¥696,000	¥3,578 (税抜)¥3,408	¥2,686 (税抜)¥2,558			
							1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-DM6543B	¥669,900 (税抜)¥638,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267	
							1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-DNNN43B	¥612,150 (税抜)¥583,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992	
							2GB 1GB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-CJC543B	¥726,600 (税抜)¥692,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542	
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)		2GB 1GB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-CMC543B	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥3,150 (税抜)¥3,000	¥2,363 (税抜)¥2,250		
								1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-CJ6543B	¥663,600 (税抜)¥632,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
								1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-CM6543B	¥602,700 (税抜)¥574,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950
								2GB 1GB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ113GD-CNNN43B	¥544,950 (税抜)¥519,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

HA8000/110W(110GD)RAID(SCSI)おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ


[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0+1+1 コントローラ + オプティカル SCSI 1+1+1	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSA113GD-ENNN430	¥666,750 (税抜)¥635,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU						¥538,650 (税抜)¥513,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3GHz/2MB) ×1CPU						¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット(バックアップエント)接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。
 *9: 『Windows 2000 Advanced Server 日本語版/Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービス』については、[7.1 OS 情報] 項を参照願います。又、ダウングレード OS のシステムバックアップ媒体を作成提供するサービス(システムバックアップ媒体代行作成サービス)の同時契約を推奨致します。(詳細は [5.2 故障対応サービス] 項参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年) / ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM113HD-ENNAN32	¥1,149,750 (税抜)¥1,095,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSM113HD-BNNAN32	¥1,076,250 (税抜)¥1,025,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSM113HD-DNNAN32	¥1,021,650 (税抜)¥973,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3E6GHz/2MB) ×1CPU					GSM113HD-CNNAN32	¥954,450 (税抜)¥909,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年) / ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK113HD-ENNAN32	¥1,149,750 (税抜)¥1,095,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-BNNAN32	¥1,076,250 (税抜)¥1,025,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-DNNAN32	¥1,021,650 (税抜)¥973,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3E6GHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-CNNAN32	¥954,450 (税抜)¥909,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年) / ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSL113HD-ENNAN32	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSL113HD-BNNAN32	¥561,750 (税抜)¥535,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSL113HD-DNNAN32	¥507,150 (税抜)¥483,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3E6GHz/2MB) ×1CPU					GSL113HD-CNNAN32	¥439,950 (税抜)¥419,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年) / ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ113HD-ENNAN32	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSJ113HD-BNNAN32	¥561,750 (税抜)¥535,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSJ113HD-DNNAN32	¥507,150 (税抜)¥483,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3E6GHz/2MB) ×1CPU					GSJ113HD-CNNAN32	¥439,950 (税抜)¥419,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品

・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(25CAL付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(25CAL付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大24倍速)	GSM113HD-ENNAN31	¥1,149,750 (税抜)¥1,095,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSM113HD-BNNAN31	¥1,076,250 (税抜)¥1,025,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSM113HD-DNNAN31	¥1,021,650 (税抜)¥973,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSM113HD-CNNAN31	¥954,450 (税抜)¥909,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP1)(25CAL付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版(SP1)(25CAL付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大24倍速)	GSK113HD-ENNAN31	¥1,149,750 (税抜)¥1,095,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-BNNAN31	¥1,076,250 (税抜)¥1,025,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-DNNAN31	¥1,021,650 (税抜)¥973,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-CNNAN31	¥954,450 (税抜)¥909,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(5CAL付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(5CAL付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大24倍速)	GSL113HD-ENNAN31	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSL113HD-BNNAN31	¥561,750 (税抜)¥535,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSL113HD-DNNAN31	¥507,150 (税抜)¥483,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSL113HD-CNNAN31	¥439,950 (税抜)¥419,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP1)(5CAL付き) プレインストールモデル]


モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003,Standard Edition日本語版(SP1)(5CAL付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大24倍速)	GSJ113HD-ENNAN31	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
			146GB Ultra320:10000r/min	1GB DDR SDRAM:266MHz		GSJ113HD-BMBAN31	¥609,000 (税抜)¥580,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	選択 (*2)		選択 (*1)	GSJ113HD-BNNAN31		¥561,750 (税抜)¥535,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017	
	146GB Ultra320:10000r/min		1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113HD-DMBAN31		¥554,400 (税抜)¥528,000	¥2,765 (税抜)¥2,633	¥2,074 (税抜)¥1,975	
	選択 (*2)		選択 (*1)	GSJ113HD-DNNAN31		¥507,150 (税抜)¥483,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750	
	146GB Ultra320:10000r/min		1GB DDR SDRAM:266MHz	GSJ113HD-CMBAN31		¥487,200 (税抜)¥464,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658	
	選択 (*2)		選択 (*1)	GSJ113HD-CNNAN31		¥439,950 (税抜)¥419,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型7000rpmディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)] (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Advanced Server (SP4)ダウングレード 代行サービス付き) (25CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大24倍速)	GSK113HD-ENNNAN3B	¥1,202,250 (税抜)¥1,145,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-BNNAN3B	¥1,128,750 (税抜)¥1,075,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-DNNAN3B	¥1,074,150 (税抜)¥1,023,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSK113HD-CNNAN3B	¥1,006,950 (税抜)¥959,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

21 HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)] (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Server (SP4)ダウングレード 代行サービス付き) (5CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大24倍速)	GSJ113HD-ENNNAN3B	¥687,750 (税抜)¥655,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU		146GB Ultra320:10000r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ113HD-BMBAN3B	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
			選択 (*2)	選択 (*1)		GSJ113HD-BNNAN3B	¥614,250 (税抜)¥585,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU		146GB Ultra320:10000r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ113HD-DMBAN3B	¥606,900 (税抜)¥578,000	¥2,765 (税抜)¥2,633	¥2,074 (税抜)¥1,975
			選択 (*2)	選択 (*1)		GSJ113HD-DNNAN3B	¥559,650 (税抜)¥533,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU		146GB Ultra320:10000r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ113HD-CMBAN3B	¥539,700 (税抜)¥514,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
			選択 (*2)	選択 (*1)		GSJ113HD-CNNAN3B	¥492,450 (税抜)¥469,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

22 HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI) おまかせ安心モデル(3年)/ラックマウントタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大24倍速)	GSA113HD-ENNNAN30	¥614,250 (税抜)¥585,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSA113HD-BNNAN30	¥540,750 (税抜)¥515,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSA113HD-DNNAN30	¥486,150 (税抜)¥463,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSA113HD-CNNAN30	¥418,950 (税抜)¥399,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000r/minディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: 『Windows 2000 Advanced Server 日本語版/Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービス』については、[7.1 OS情報]項を参照願います。又、ダウングレードOSのシステムバックアップ媒体を作成提供するサービス「システムバックアップ媒体代行作成サービス」の同時契約を推奨致します。(詳細は[5.2 拡張サービス]項参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110GD-ENNN432	¥1,127,700	¥3,649	¥2,738
	(税抜)¥1,074,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608	
	¥1,054,200						¥3,158	¥2,371	
	(税抜)¥1,004,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258	
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSM110GD-BNNN432	¥999,600	¥2,791	¥2,092
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSM110GD-DNNN432	(税抜)¥952,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSM110GD-CNNN432	¥932,400	¥2,345	¥1,759
							(税抜)¥888,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK110GD-ENNN432	¥1,127,700	¥3,649	¥2,738
	(税抜)¥1,074,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608	
	¥1,054,200						¥3,158	¥2,371	
	(税抜)¥1,004,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258	
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-BNNN432	¥999,600	¥2,791	¥2,092
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-DNNN432	(税抜)¥952,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-CNNN432	¥932,400	¥2,345	¥1,759
							(税抜)¥888,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSL110GD-ENNN432	¥613,200	¥3,649	¥2,738
	(税抜)¥584,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608	
	¥539,700						¥3,158	¥2,371	
	(税抜)¥514,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258	
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSL110GD-BNNN432	¥485,100	¥2,791	¥2,092
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSL110GD-DNNN432	(税抜)¥462,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSL110GD-CNNN432	¥417,900	¥2,345	¥1,759
							(税抜)¥398,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ


[Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 7ナナ コントローラ + オボード SCSI 1 ナナ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ110GD-ENNN432	¥613,200	¥3,649	¥2,738
	(税抜)¥584,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608	
	¥539,700						¥3,158	¥2,371	
	(税抜)¥514,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258	
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSJ110GD-BNNN432	¥485,100	¥2,791	¥2,092
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSJ110GD-DNNN432	(税抜)¥462,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSJ110GD-CNNN432	¥417,900	¥2,345	¥1,759
							(税抜)¥398,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット (バックアップエント) 接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.3 私構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 1チキ コントローラ + ホボード SCSI 1チキ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110GD-ENNN431	¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSM110GD-BNNN431	¥1,054,200 (税抜)¥1,004,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSM110GD-DNNN431	¥999,600 (税抜)¥952,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSM110GD-CNNN431	¥932,400 (税抜)¥888,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0 1チキ コントローラ + ホボード SCSI 1チキ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK110GD-ENNN431	¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-BNNN431	¥1,054,200 (税抜)¥1,004,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-DNNN431	¥999,600 (税抜)¥952,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-CNNN431	¥932,400 (税抜)¥888,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 70GB ディスク (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7) を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット (バックアップエント) 接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品

・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0.5インチ コントローラ + 1チャネル SCSI 1チャネル	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSL110GD-ENNN431	¥613,200	¥3,649	¥2,738
	(税抜)¥584,000						(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608	
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU						¥539,700	¥3,158	¥2,371
	(税抜)¥514,000						(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258	
Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU	¥485,100	¥2,791	¥2,092						
(税抜)¥462,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992							
Xeon (3E GHz/2MB) ×1CPU	¥417,900	¥2,345	¥1,759						
(税抜)¥398,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675							

HA8000/110W (110 GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ


[Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0.5インチ コントローラ + 1チャネル SCSI 1チャネル	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ110GD-ENNN431	¥613,200	¥3,649	¥2,738						
							(税抜)¥584,000	(税抜)¥3,475	(税抜)¥2,608						
							292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min	2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-BJC5431	¥721,350	¥4,366	¥3,273		
								(税抜)¥687,000	(税抜)¥4,158	(税抜)¥3,117					
	146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min		1GB	512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ110GD-BMC5431	¥660,450	¥3,964	¥2,975						
			(税抜)¥629,000	(税抜)¥3,775		(税抜)¥2,833									
	選択 (*2)(*3)(*4)		2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ110GD-BJ65431	¥658,350	¥3,946	¥2,958						
			(税抜)¥627,000	(税抜)¥3,758		(税抜)¥2,817									
	選択 (*2)(*3)(*4)		1GB	512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ110GD-BM65431	¥597,450	¥3,544	¥2,660						
			(税抜)¥569,000	(税抜)¥3,375		(税抜)¥2,533									
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)		2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-BNNN431	¥539,700	¥3,158	¥2,371				
									(税抜)¥514,000	(税抜)¥3,008	(税抜)¥2,258				
									292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min	1GB	512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-DJC5431	¥666,750	¥3,998	¥3,001
									(税抜)¥635,000	(税抜)¥3,808	(税抜)¥2,858				
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)		2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-DMC5431	¥605,850	¥3,596	¥2,695				
									(税抜)¥577,000	(税抜)¥3,425	(税抜)¥2,567				
									146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min	1GB	512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-DJ65431	¥603,750	¥3,578	¥2,686
									(税抜)¥575,000	(税抜)¥3,408	(税抜)¥2,558				
	Xeon (3E GHz/2MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)		2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-DM65431	¥542,850	¥3,176	¥2,380				
									(税抜)¥517,000	(税抜)¥3,025	(税抜)¥2,267				
									選択 (*2)(*3)(*4)	2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-DNNN431	¥485,100	¥2,791	¥2,092
									(税抜)¥462,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992				
									292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min	1GB	512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-CJC5431	¥599,550	¥3,552	¥2,669
									(税抜)¥571,000	(税抜)¥3,383	(税抜)¥2,542				
146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min		1GB			512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz				GSJ110GD-CMC5431	¥538,650	¥3,150	¥2,363			
(税抜)¥513,000		(税抜)¥3,000			(税抜)¥2,250										
2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-CJ65431	¥536,550	¥3,132	¥2,354										
(税抜)¥511,000	(税抜)¥2,983	(税抜)¥2,242													
1GB	512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-CM65431	¥475,650	¥2,730	¥2,048										
(税抜)¥453,000	(税抜)¥2,600	(税抜)¥1,950													
選択 (*2)(*3)(*4)	2GB	1GB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110GD-CNNN431	¥417,900	¥2,345	¥1,759									
(税抜)¥398,000	(税抜)¥2,233	(税抜)¥1,675													

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBOOD(RAID7)を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *4:Windows Server 2003/Windows 2000環境にて、バックアップキャビネット(バックアップエージェント)接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAIDレベルJBOOD(RAID7)の選択は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Advanced Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)] (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Advanced Server (SP4)ダウングレード 代行サービス付き) (25CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0.5インチ コネクタ・ブート + オプティカル SCSI 1.5インチ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK110GD-ENNN43B	¥1,180,200 (税抜)¥1,124,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-BNNN43B	¥1,106,700 (税抜)¥1,054,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-DNNN43B	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3EHz/2MB) ×1CPU					GSK110GD-CNNN43B	¥984,900 (税抜)¥938,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

HA8000/110W (110GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)] (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)											
								維持保守	出張修理										
Windows Server 2003 モデル(Windows 2000 Server (SP4)ダウ ングレード 代行サ ビ 付き) (5CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0.5インチ コネクタ・ブート + オプティカル SCSI 1.5インチ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK110GD-ENNN43B	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608										
						GSJ110GD-BJC543B	¥773,850 (税抜)¥737,000	¥4,366 (税抜)¥4,158	¥3,273 (税抜)¥3,117										
						GSJ110GD-BMC543B	¥712,950 (税抜)¥679,000	¥3,964 (税抜)¥3,775	¥2,975 (税抜)¥2,833										
						GSJ110GD-BJ6543B	¥710,850 (税抜)¥677,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817										
	GSJ110GD-BM6543B		¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,544 (税抜)¥3,375		¥2,660 (税抜)¥2,533													
	GSJ110GD-BNNN43B		¥592,200 (税抜)¥564,000	¥3,158 (税抜)¥3,008		¥2,371 (税抜)¥2,258													
	GSJ110GD-DJC543B		¥719,250 (税抜)¥685,000	¥3,998 (税抜)¥3,808		¥3,001 (税抜)¥2,858													
	GSJ110GD-DMC543B		¥658,350 (税抜)¥627,000	¥3,596 (税抜)¥3,425		¥2,695 (税抜)¥2,567													
	GSJ110GD-DJ6543B		¥656,250 (税抜)¥625,000	¥3,578 (税抜)¥3,408		¥2,686 (税抜)¥2,558													
	GSJ110GD-DM6543B		¥595,350 (税抜)¥567,000	¥3,176 (税抜)¥3,025		¥2,380 (税抜)¥2,267													
	GSJ110GD-DNNN43B		¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,791 (税抜)¥2,658		¥2,092 (税抜)¥1,992													
	GSJ110GD-CJC543B		¥652,050 (税抜)¥621,000	¥3,552 (税抜)¥3,383		¥2,669 (税抜)¥2,542													
	GSJ110GD-CMC543B		¥591,150 (税抜)¥563,000	¥3,150 (税抜)¥3,000		¥2,363 (税抜)¥2,250													
	GSJ110GD-CJ6543B		¥589,050 (税抜)¥561,000	¥3,132 (税抜)¥2,983		¥2,354 (税抜)¥2,242													
	GSJ110GD-CM6543B		¥528,150 (税抜)¥503,000	¥2,730 (税抜)¥2,600		¥2,048 (税抜)¥1,958													
	GSJ110GD-CNNN43B		¥470,400 (税抜)¥448,000	¥2,345 (税抜)¥2,233		¥1,759 (税抜)¥1,675													
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU		292GB トレイ 146GB × 3:RAID5 (*3)(*4) Ultra320:10000r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz		1GB 512MB × 2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ110GD-ENNN43B	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608								
												GSJ110GD-BJC543B	¥773,850 (税抜)¥737,000	¥4,366 (税抜)¥4,158	¥3,273 (税抜)¥3,117				
																GSJ110GD-BMC543B	¥712,950 (税抜)¥679,000	¥3,964 (税抜)¥3,775	¥2,975 (税抜)¥2,833
	GSJ110GD-BM6543B		¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,544 (税抜)¥3,375		¥2,660 (税抜)¥2,533													
							GSJ110GD-BNNN43B	¥592,200 (税抜)¥564,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258									
											GSJ110GD-DJC543B	¥719,250 (税抜)¥685,000	¥3,998 (税抜)¥3,808	¥3,001 (税抜)¥2,858					
															GSJ110GD-DMC543B	¥658,350 (税抜)¥627,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567	
GSJ110GD-DJ6543B	¥656,250 (税抜)¥625,000	¥3,578 (税抜)¥3,408	¥2,686 (税抜)¥2,558																
				GSJ110GD-DM6543B	¥595,350 (税抜)¥567,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267												
								GSJ110GD-DNNN43B	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992								
												GSJ110GD-CJC543B	¥652,050 (税抜)¥621,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542				
GSJ110GD-CMC543B	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥3,150 (税抜)¥3,000	¥2,363 (税抜)¥2,250																
				GSJ110GD-CJ6543B	¥589,050 (税抜)¥561,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242												
								GSJ110GD-CM6543B	¥528,150 (税抜)¥503,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,958								
												GSJ110GD-CNNN43B	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675				

HA8000/110W (110GD) RAID (SCSI) モデル/ラックマウントタイプ


[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 0.5インチ コネクタ・ブート + オプティカル SCSI 1.5インチ	選択 (*2)(*3)(*4)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSA110GD-ENNN430	¥592,200 (税抜)¥564,000	¥3,649 (税抜)¥3,475	¥2,738 (税抜)¥2,608
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSA110GD-BNNN430	¥518,700 (税抜)¥494,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSA110GD-DNNN430	¥464,100 (税抜)¥442,000	¥2,791 (税抜)¥2,658	¥2,092 (税抜)¥1,992
	Xeon (3EHz/2MB) ×1CPU					GSA110GD-CNNN430	¥396,900 (税抜)¥378,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBOD(RAID7)を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *4:Windows Server 2003/Windows 2000 環境にて、バックアップキャビネット(バックアップエリ)接続し光磁気ディスク装置搭載時は、RAIDレベルJBOD(RAID7)の選択は出来ません。
 *9:Windows 2000 Advanced Server 日本語版/Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービスについては、[7.1 OS 情報]項を参照願います。又、ダウングレードOSのシステムバックアップ媒体を作成提供するサービス(システムバックアップ媒体代行作成サービス)の同時契約を推奨致します。(詳細は[5.2 拡張オプション]項参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品

・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110HD-ENNAN32	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSM110HD-BNNAN32	¥1,001,700 (税抜)¥954,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSM110HD-DNNAN32	¥947,100 (税抜)¥902,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSM110HD-CNNAN32	¥879,900 (税抜)¥838,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK110HD-ENNAN32	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK110HD-BNNAN32	¥1,001,700 (税抜)¥954,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK110HD-DNNAN32	¥947,100 (税抜)¥902,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSK110HD-CNNAN32	¥879,900 (税抜)¥838,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSL110HD-ENNAN32	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSL110HD-BNNAN32	¥487,200 (税抜)¥464,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSL110HD-DNNAN32	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSL110HD-CNNAN32	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003,Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ110HD-ENNAN32	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSJ110HD-BNNAN32	¥487,200 (税抜)¥464,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSJ110HD-DNNAN32	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSJ110HD-CNNAN32	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSM110HD-ENNAN31	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSM110HD-BNNAN31	¥1,001,700 (税抜)¥954,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSM110HD-DNNAN31	¥947,100 (税抜)¥902,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSM110HD-CNNAN31	¥879,900 (税抜)¥838,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK110HD-ENNAN31	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSK110HD-BNNAN31	¥1,001,700 (税抜)¥954,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSK110HD-DNNAN31	¥947,100 (税抜)¥902,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSK110HD-CNNAN31	¥879,900 (税抜)¥838,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSL110HD-ENNAN31	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) ×1CPU					GSL110HD-BNNAN31	¥487,200 (税抜)¥464,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) ×1CPU					GSL110HD-DNNAN31	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3EGHz/2MB) ×1CPU					GSL110HD-CNNAN31	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ
[Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル]


モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) ×1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ110HD-ENNAN31	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
			146GB Ultra320:10000r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ110HD-BMBAN31	¥534,450 (税抜)¥509,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	選択 (*2)		選択 (*1)	GSJ110HD-BNNAN31		¥487,200 (税抜)¥464,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017	
	146GB Ultra320:10000r/min		1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110HD-DMBAN31		¥479,850 (税抜)¥457,000	¥2,765 (税抜)¥2,633	¥2,074 (税抜)¥1,975	
	選択 (*2)		選択 (*1)	GSJ110HD-DNNAN31		¥432,600 (税抜)¥412,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750	
	146GB Ultra320:10000r/min		1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz	GSJ110HD-CMBAN31		¥412,650 (税抜)¥393,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658	
	選択 (*2)		選択 (*1)	GSJ110HD-CNNAN31		¥365,400 (税抜)¥348,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)] (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Advanced Server (SP4)ダウングレード代行サービス付き)(25CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) × 1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSK110HD-ENNAN3B	¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) × 1CPU					GSK110HD-BNNAN3B	¥1,054,200 (税抜)¥1,004,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) × 1CPU					GSK110HD-DNNAN3B	¥999,600 (税抜)¥952,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3E GHz/2MB) × 1CPU					GSK110HD-CNNAN3B	¥932,400 (税抜)¥888,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433

21 HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ

[Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービス付き)] (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003モデル(Windows 2000 Server (SP4)ダウングレード代行サービス付き)(25CAL 付き)	Xeon (3.80GHz/2MB) × 1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSJ110HD-ENNAN3B	¥613,200 (税抜)¥584,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) × 1CPU		146GB Ultra320:10000r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ110HD-BMBAN3B	¥586,950 (税抜)¥559,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon (3.40GHz/2MB) × 1CPU		選択 (*2)	選択 (*1)		GSJ110HD-BNNAN3B	¥539,700 (税抜)¥514,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
			146GB Ultra320:10000r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ110HD-DMBAN3B	¥532,350 (税抜)¥507,000	¥2,765 (税抜)¥2,633	¥2,074 (税抜)¥1,975
	Xeon (3E GHz/2MB) × 1CPU		選択 (*2)	選択 (*1)		GSJ110HD-DNNAN3B	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
			146GB Ultra320:10000r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR SDRAM:266MHz		GSJ110HD-CMBAN3B	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
	選択 (*2)		選択 (*1)	GSJ110HD-CNNAN3B		¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433	

22 HA8000/110W (110 HD) ディスク(SCSI)モデル/ラックマウントタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon (3.80GHz/2MB) × 1CPU	Ultra320 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	CD-ROM (最大 24 倍速)	GSA110HD-ENNAN30	¥539,700 (税抜)¥514,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon (3.60GHz/2MB) × 1CPU					GSA110HD-BNNAN30	¥466,200 (税抜)¥444,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon (3.40GHz/2MB) × 1CPU					GSA110HD-DNNAN30	¥411,600 (税抜)¥392,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	Xeon (3E GHz/2MB) × 1CPU					GSA110HD-CNNAN30	¥344,400 (税抜)¥328,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000r/minディスク(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: 『Windows 2000 Advanced Server 日本語版/Windows 2000 Server 日本語版ダウングレード代行サービス』については、[7.1 OS 情報] 項を参照願います。又、ダウングレードOSのシステムバックアップ媒体を作成提供するサービス「システムバックアップ媒体代行作成サービス」の同時契約を推奨致します。(詳細は[5.2 拡張サービス] 項参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

110GD
110HD
9 9
プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon (3GHz/L2 キャッシュ 2MB)〕
(GS-ECSPX3PORCEX) [加税] ¥58,800(税込)
(GS-ECSPX3PORC) ¥58,800(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon (3.40GHz/L2 キャッシュ 2MB)〕
(GS-ECSPX3P4RCEX) [加税] ¥102,900(税込)
(GS-ECSPX3P4RC) ¥102,900(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon (3.60GHz/L2 キャッシュ 2MB)〕
(GS-ECSPX3P6RCEX) [加税] ¥136,500(税込)
(GS-ECSPX3P6RC) ¥136,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon (3.80GHz/L2 キャッシュ 2MB)〕
(GS-ECSPX3P8RCEX) [加税] ¥157,500(税込)
(GS-ECSPX3P8RC) ¥157,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I / F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 ICMB1 インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 システムスタートユニットインタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
: 選択接続〔搭載〕のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

・周波数及びキャッシュ容量の異なるプロセッサの混在はできません。

<HA8000 / 110W GD, HD>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	-
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~8

選択



メモリーボード
〔512MB(256MBx2):DDR SDRAM〕
(GS-MJ7512NEX) [加税] ¥42,000(税込)
(GS-MJ7512N) ¥42,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR SDRAM〕
(GS-MJ701GNEX) [加税] ¥48,300(税込)
(GS-MJ701GN) ¥48,300(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR SDRAM〕
(GS-MJ702GNEX) [加税] ¥126,000(税込)
(GS-MJ702GN) ¥126,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR SDRAM〕
(GS-MJ704GNEX) [加税] ¥409,500(税込)
(GS-MJ704GN) ¥409,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。

- メモリー搭載条件表 -

・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000 / 110 GD, HD>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 2は同容量のメモリーボードを実装します。(スロット3, 4 / スロット5, 6 / スロット7, 8も同様)

メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8
メモリーボード 2枚時			x	x	x	x	x	x
メモリーボード 4枚時					x	x	x	x
メモリーボード 6枚時							x	x
メモリーボード 8枚時								x

: 実装可
x : 実装不可


【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリースロット1,2に実装の容量) (メモリースロット3,4に実装の容量) (メモリースロット5,6に実装の容量) (メモリースロット7,8に実装の容量)

<注意>

・ディスクアレイコントローラボード(GS-CA7260)を増設搭載した構成にて、Microsoft SQL Server を使用する際のメモリー搭載容量は、最大4GBとなります。(AWE オプションを設定すると SCSI タイムアウトエラーが発生することがあります。)尚、他のアプリケーションにて4GBを超えるメモリーを有効にした場合にも同様に SCSI タイムアウトエラーが発生することがあります。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(CR80など)


<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>


拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

110GD
110HD

LANボード
〔PCI,1000BASE-T,2Port〕
(GS-SCN6550EX) [加税] ¥38,850(税込)
・LowProfile PCI スロット及びフルサイズ PCI スロット搭載用



UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ﺇﾝﾊﾞｽ (1000BASE-T) (〔2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB〕参照)
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ﺇﾝﾊﾞｽ (1000BASE-T) (〔2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB〕参照)

→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ
→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ

LANボード
〔PCI,1000BASE-T,2Port〕
(GS-CN6550) ¥38,850(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載現地増設用



UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ﺇﾝﾊﾞｽ (1000BASE-T) (〔2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB〕参照)
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ﺇﾝﾊﾞｽ (1000BASE-T) (〔2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB〕参照)

→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ
→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ

LANボード
〔PCI,1000BASE-T,2Port〕
(GS-CN6551) ¥38,850(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載現地増設用



UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ﺇﾝﾊﾞｽ (1000BASE-T) (〔2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB〕参照)
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ﺇﾝﾊﾞｽ (1000BASE-T) (〔2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB〕参照)

→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ
→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ

LANボード (PCI Express, 1000BASE-T)
LANボードセット (GS-SCN7570EX) [加税] ¥33,600(税込)
(GS-SCN7570) ¥33,600(税込)
・本セット形名にて購入願います。

・PCI-X PCI Express 変換用 Rizer Card

・PCI-X PCI Express 変換用 Rizer Card のみ必要の場合は、個別対応となります。

→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ

LANボード (PCI, 1000BASE-SX)
(GS-CN7620EX) [加税] ¥94,500(税込)
(GS-CN7620) ¥94,500(税込)



マルチモードファイバー (1000BASE-SX) (〔2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB〕参照)

→ 2.3 ﺏｲｯｼﾞﾝｸﾞ HUB へ

Fibre Channelボード (PCI, FC-PH-3/FC-AL-2 準拠, 2Gbps)
(GS-CC7204EX) [加税] ¥228,900(税込)
(GS-CC7204) ¥228,900(税込)

*1: 同一システム装置へ CR80(CR804/CR804Lite) と SANRISE の混在接続はできません。

→ 2.4 外付け装置 *1 (2)-1 CR80(CR804) 又は (2)-2 CR80(CR804Lite) へ

Fibre Channelボード (PCI, FC-PH-3/FC-AL-2 準拠, 2Gbps)
(GS-CC7203EX) [加税] ¥457,800(税込)
(GS-CC7203) ¥457,800(税込)

*1: 同一システム装置へ CR80(CR804/CR804Lite) と SANRISE の混在接続はできません。

→ 2.4 外付け装置 *1 (3)SANRISE へ

Fibre Channelボード (PCI Express, FC-PH-3/FC-AL-2 準拠, 2Gbps, 7.17μs) (PCI-X PCI Express 変換用 Rizer Card)
Fibre Channelボードセット (GS-SCC7301EX) [加税] ¥614,250(税込)
(GS-SCC7301) ¥614,250(税込)
・本セット形名にて購入願います。



→ 2.4 外付け装置 (3)SANRISE へ
→ 2.4 外付け装置 (3)SANRISE へ

・PCI-X PCI Express 変換用 Rizer Card のみ必要の場合は、個別対応となります。

Fibre Channelボード (PCI Express, FC-PH-3/FC-AL-2 準拠, 4Gbps) (PCI-X PCI Express 変換用 Rizer Card)
Fibre Channelボードセット (GS-SCC7401EX) [加税] ¥686,700(税込)
(GS-SCC7401) ¥686,700(税込)
・本セット形名にて購入願います。



→ 2.4 外付け装置 (3)SANRISE へ

・PCI-X PCI Express 変換用 Rizer Card のみ必要の場合は、個別対応となります。


Myrinet (ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ, 20Gbps, Fibre)
(GS-CN662H0EX) [加税] 個別見積り
(GS-CN662H0) 個別見積り



Myrinet Fibre ケーブル
・〔Fibre, 3.0m〕 (GH-LN6003F) 個別見積り
Myrinet Fibre ケーブル
・〔Fibre, 10.0m〕 (GH-LN6010F) 個別見積り

→ 3.1 ﺭﺍｯｸ ﺗｲﾌﾟ ﻧೆﺗ Myrinet HUB へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

110GD
110HD

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP対応5.5エント (100BASE-TX) ([2.3スイッチング HUB]参照) → 2.3 スwitching HUBへ

フロントインターフェース → 3.1 ラックマウント ネットシステムフロントエントへ

SVPボードセット (GS-SCM770023EX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。
・LowProfile PCI スロット及びフルサイズ PCI スロット搭載用

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP対応5.5エント (100BASE-TX) ([2.3スイッチング HUB]参照) → 2.3 スwitching HUBへ

フロントインターフェース → 3.1 ラックマウント ネットシステムフロントエントへ

SVPボードセット (GS-SCM770023) **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。
・フルサイズ PCI スロット搭載現地増設用

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP対応5.5エント (100BASE-TX) ([2.3スイッチング HUB]参照) → 2.3 スwitching HUBへ

フロントインターフェース → 3.1 ラックマウント ネットシステムフロントエントへ

SVPボードセット (GS-SCM770123) **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。
・LowProfile PCI スロット搭載現地増設用

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP対応5.5エント (100BASE-TX) ([2.3スイッチング HUB]参照) → 2.3 スwitching HUBへ

フロントインターフェース → 3.1 ラックマウント ネットシステムフロントエントへ

SVPボードセット (GS-SCM771023) **電源コンセントが1個必要です。** ¥176,400(税込)

外部筐体 電源連動機能 MANAGEMENT インターフェース (Max5台まで接続可)


メンテナンスケーブル (GH-LY7150) ¥8,400(税込)

CR80(CR804/CR804Lite)/ディスクエント(DK801)/U-IB 16ディスクエント(GHRR164)へ

・U-IB 16ディスクエントへの接続時は、U-IB 16ディスクエントにメンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

・本セット形名にて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Server Manager 及び JP1/ServerConductor/Advanced Agent も合わせてご購入ください。

<HA8000/110W GD RAID(SCSI)モジュール(Fibre Channelボードセット[GS-SCC7301/GS-SCC7401]を非選択の場合)>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				64bit/66MHz/3.3Vキ	
				フルサイズ	LowProfile
				1	2
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	[1]	1		×
SCSIボード(*1)	GS-CS7361EX	[2]	1 (択一)		
SCSIボード	GS-CS7361	[2]			×
SCSIボード	GS-CS7362	[2]		×	
LANボードセット(1000BASE-T)(*1)	GS-SCN7540EX	[4]	2		
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7540	[4]	1		×
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7541	[4]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T 2Port)(*1)	GS-SCN6550EX	[3]	2		
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6550	[3]	1		×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6551	[3]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T)	GS-SCN7570EX GS-SCN7570	-	0	×	×
LANボード(1000BASE-SX)	GS-CN7620EX GS-CN7620	[1]	1		×
Fibre Channelボード	GS-CC7204EX GS-CC7204	[1]	1		×
Fibre Channelボード	GS-CC7203EX GS-CC7203	[1]	1		×
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7301EX GS-SCC7301	-	0	×	×
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7401EX GS-SCC7401	-	0	×	×
Myrinet	GS-CN662H0EX GS-CN662H0	[1]	1	×	
SVPボードセット(*1)	GS-SCM770023EX	[5]	1 (択一)		
SVPボードセット	GS-SCM770023	[5]			×
SVPボードセット	GS-SCM770123	[5]		×	
SVPボードセット	GS-SCM771023EX GS-SCM771023	[5]			×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:既設のRA装置への増設はできません。


<HA8000/110W HD ディスク(SCSI)モジュール(Fibre Channelボードセット[GS-SCC7301/GS-SCC7401]を非選択の場合)>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				64bit/66MHz/3.3Vキ	
				フルサイズ	LowProfile
				1	2
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	[1]	1		×
LANボードセット(1000BASE-T)(*1)	GS-SCN7540EX	[3]	2		
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7540	[3]	1		×
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7541	[3]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T 2Port)(*1)	GS-SCN6550EX	[2]	2		
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6550	[2]	1		×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6551	[2]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T)	GS-SCN7570EX GS-SCN7570	-	0	×	×
LANボード(1000BASE-SX)	GS-CN7620EX GS-CN7620	[1]	1		×
Fibre Channelボード	GS-CC7204EX GS-CC7204	[1]	1		×
Fibre Channelボード	GS-CC7203EX GS-CC7203	[1]	1		×
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7301EX GS-SCC7301	-	0	×	×
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7401EX GS-SCC7401	-	0	×	×
Myrinet	GS-CN662H0EX GS-CN662H0	[1]	1	×	
SVPボードセット(*1)	GS-SCM770023EX	[4]	1 (択一)		
SVPボードセット	GS-SCM770023	[4]			×
SVPボードセット	GS-SCM770123	[4]		×	
SVPボードセット	GS-SCM771023EX GS-SCM771023	[4]			×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:既設のRA装置への増設はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Server Manager 及び JP1/ServerConductor/Advanced Agent も合わせてご購入ください。

< HA8000 / 110W GD RAID(SCSI)モデル (Fibre Channel ボードセット[GS-SCC7301/GS-SCC7401]を選択の場合) >

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	64bit/66MHz 3.3V +-
				8レフ	LowProfile
				1	2
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	-	0	x	x
SCSIボード (*1)	GS-CS7361EX	[2]	1 (折-)	x	
SCSIボード	GS-CS7361	[2]		x	x
SCSIボード	GS-CS7362	[2]		x	
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GS-SCN7540EX	[4]	1	x	
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7540	[4]	0	x	x
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7541	[4]	1	x	
LANボードセット(1000BASE-T 2Port) (*1)	GS-SCN6550EX	[3]	1	x	
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6550	[3]	0	x	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6551	[3]	1	x	
LANボードセット(1000BASE-T)	GS-SCN7570EX GS-SCN7570	[1]	1		x
LANボード(1000BASE-SX)	GS-CN7620EX GS-CN7620	-	0	x	x
Fibre Channelボード	GS-CC7204EX GS-CC7204	-	0	x	x
Fibre Channelボード	GS-CC7203EX GS-CC7203	-	0	x	x
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7301EX GS-SCC7301	[1]	1		x
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7401EX GS-SCC7401	[1]	1		x
Myrinet	GS-CN6620EX GS-CN6620	[1]	1	x	
SVPボードセット (*1)	GS-SCM770023EX	[5]	1 (折-)	x	
SVPボードセット	GS-SCM770023	[5]		x	x
SVPボードセット	GS-SCM770123	[5]		x	
SVPボードセット	GS-SCM771023EX GS-SCM771023	[5]		x	x

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
x : 搭載不可

*1:既設の装置への増設はできません。


< HA8000 / 110W HD ディスク(SCSI)モデル (Fibre Channel ボードセット[GS-SCC7301/GS-SCC7401]を選択の場合) >

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	64bit/66MHz 3.3V +-
				8レフ	LowProfile
				1	2
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	-	0	x	x
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GS-SCN7540EX	[3]	1	x	
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7540	[3]	0	x	x
LANボード(1000BASE-T)	GS-CN7541	[3]	1	x	
LANボードセット(1000BASE-T 2Port) (*1)	GS-SCN6550EX	[2]	1	x	
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6550	[2]	0	x	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GS-CN6551	[2]	1	x	
LANボードセット(1000BASE-T)	GS-SCN7570EX GS-SCN7570	[1]	1		x
LANボード(1000BASE-SX)	GS-CN7620EX GS-CN7620	-	0	x	x
Fibre Channelボード	GS-CC7204EX GS-CC7204	-	0	x	x
Fibre Channelボード	GS-CC7203EX GS-CC7203	-	0	x	x
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7301EX GS-SCC7301	[1]	1		x
Fibre Channelボードセット	GS-SCC7401EX GS-SCC7401	[1]	1		x
Myrinet	GS-CN6620EX GS-CN6620	[1]	1	x	
SVPボードセット (*1)	GS-SCM770023EX	[4]	1 (折-)	x	
SVPボードセット	GS-SCM770023	[4]		x	x
SVPボードセット	GS-SCM770123	[4]		x	
SVPボードセット	GS-SCM771023EX GS-SCM771023	[4]		x	x

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
x : 搭載不可

*1:既設の装置への増設はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(CR80など)

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

110GD
110HD

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)

12

拡張ストレージ HDD 専用 1-3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

・回転数の異なるHDDの混在接続はできません。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。詳細は [5. サービス一覧] をご覧下さい。

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, Ultra320 SCSI (10000r/min), ネットワーク対応)
(GS-UH7732CEX/RX) [加税] ¥42,000(税込)
(GS-UH7732C) ¥42,000(税込)
・GS-UH7732CEX は増設用対応品、GS-UH7732CRX はオプション対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, Ultra320 SCSI (10000r/min), ネットワーク対応)
(GS-UH71462CEX/RX) [加税] ¥63,000(税込)
(GS-UH71462C) ¥63,000(税込)
・GS-UH71462CEX は増設用対応品、GS-UH71462CRX はオプション対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 300GB, Ultra320 SCSI (10000r/min), ネットワーク対応)
(GS-UH73002CEX/RX) [加税] ¥126,000(税込)
(GS-UH73002C) ¥126,000(税込)
・GS-UH73002CEX は増設用対応品、GS-UH73002CRX はオプション対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, Ultra320 SCSI (15000r/min), ネットワーク対応)
(GS-UH7732DEX/RX) [加税] ¥60,900(税込)
(GS-UH7732D) ¥60,900(税込)
・GS-UH7732DEX は増設用対応品、GS-UH7732DRX はオプション対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, Ultra320 SCSI (15000r/min), ネットワーク対応)
(GS-UH71462DEX/RX) [加税] ¥99,750(税込)
(GS-UH71462D) ¥99,750(税込)
・GS-UH71462DEX は増設用対応品、GS-UH71462DRX はオプション対応品です。

(a 2)

12

拡張ストレージ HDD 専用 1-3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。詳細は [5. サービス一覧] をご覧下さい。

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, Ultra320 SCSI (10000r/min))
(GS-UH7732CEX) [加税] ¥42,000(税込)
(GS-UH7732C) ¥42,000(税込)



内蔵ハードディスク
〔 146GB, Ultra320 SCSI (10000r/min))
(GS-UH71462CEX) [加税] ¥63,000(税込)
(GS-UH71462C) ¥63,000(税込)



内蔵ハードディスク
〔 300GB, Ultra320 SCSI (10000r/min))
(GS-UH73002CEX) [加税] ¥126,000(税込)
(GS-UH73002C) ¥126,000(税込)

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, Ultra320 SCSI (15000r/min))
(GS-UH7732DEX) [加税] ¥60,900(税込)
(GS-UH7732D) ¥60,900(税込)



内蔵ハードディスク
〔 146GB, Ultra320 SCSI (15000r/min))
(GS-UH71462DEX) [加税] ¥99,750(税込)
(GS-UH71462D) ¥99,750(税込)

(c)

12


12

拡張ストレージ CD-ROM 専用



内蔵 CD-ROM
〔 24 倍速・650MB)
(オプション形名なし)
・標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ HDD 専用(GD:1~3/HD:1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W G D RAID(SCSI)モデル >

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ			
			HDD 専用			CD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min) (*1)	GS-UH7732C	3				x
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min) (*1)	GS-UH71462C	3				x
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min) (*1)	GS-UH73002C	3				x
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min) (*1)	GS-UH7732D	3				x
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min) (*1)	GS-UH71462D	3				x
内蔵CD-ROMセット(24倍速)	対応形名なし	1	x	x	x	

(凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

< H A 8 0 0 0 / 1 1 0 W H D ディスク(SCSI)モデル >

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ			
			HDD 専用			CD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min)	GS-UH7732C	3				x
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min)	GS-UH71462C	3				x
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min)	GS-UH73002C	3				x
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min)	GS-UH7732D	3				x
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min)	GS-UH71462D	3				x
内蔵CD-ROMセット(24倍速)	対応形名なし	1	x	x	x	

(凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可