

4. オプション一覧

HA8000/20W AE, BE, GE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				20 AE	20 BE	20 GE
メモリーボード	GS-MJ72562GEX GS-MJ72562G				256MB (256MBx1), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-				
メモリーボード	GS-MJ75122GEX GS-MJ75122G				512MB (256MBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ701G2GEX GS-MJ701G2G	¥45,150 (税抜)¥43,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	1GB (512MBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ702G2GEX GS-MJ702G2G	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB (1GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ704G2GEX GS-MJ704G2G	¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB (2GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-				
拡張ボード	SCSIボードセット	GS-SCS7363AEX GS-SCS7363A	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI, Ultra320 SCSI, 1チャネル SCSI (Wide) ケーブル付き	-			
SCSIボード	GS-CS7363EX GS-CS7363	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI, Ultra320 SCSI, 1チャネル	-				
LANボード	GS-CN7542EX GS-CN7542	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI, LAN-アダプタ, 1000BASE-T	-				
	GS-CN6552EX GS-CN6552	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI, LAN-アダプタ, 1000BASE-T, 2Port	-				
	GS-CN7572EX GS-CN7572	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express (x1), LAN-アダプタ, 1000BASE-T	-				
SV Pボードセット	GS-SCM79002AEX GS-SCM79002A	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI, LAN-アダプタ, "サーブ" デバイス 電源ユニット + SV Pアダプタ 2個 付属	-				
	GS-SCM7950EEX GS-SCM7950E	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI, LAN-アダプタ, "サーブ" デバイス 電源ユニット + SV Pアダプタ 2個 + リモートコントロール機能付き	-				
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120UAEX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	3.5インチ SATA, 120GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-			
	GS-SUH7160UAEX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	3.5インチ SATA, 160GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
	GS-SUH7250UAEX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	3.5インチ SATA, 250GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
	GS-SUH7120UAEX GS-SUH7120UA	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	3.5インチ SATA, 120GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
	GS-SUH7160UAEX GS-SUH7160UA	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	3.5インチ SATA, 160GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
	GS-SUH7250UAEX GS-SUH7250UA	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	3.5インチ SATA, 250GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
	GS-SUH7120UAEX GS-SUH7120UARX GS-SUH7120UA	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	3.5インチ SATA, 120GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
	GS-SUH7160UAEX GS-SUH7160UARX GS-SUH7160UA	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	3.5インチ SATA, 160GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
	GS-SUH7250UAEX GS-SUH7250UARX GS-SUH7250UA	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	3.5インチ SATA, 250GB, 7200r/min 1/2インチ 付属	-				
内蔵CD-ROM	GS-UC5648EX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥105 (税抜)¥100	¥79 (税抜)¥75	厚型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 48倍速	黒				
内蔵DVD-ROM	GS-SUV5050BEX	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	厚型DVD-ROM: ATAPI, DVD-ROM: 8倍速 / CD-ROM: 24倍速 ソフトウェア + IDE交換基板付き	黒				
内蔵DVD-RAM	GS-UV7090EX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI, 片面 / 両面: 4.7GB/9.4GB	黒				
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643DEX GS-SUM5643D	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 交換ケーブル付き	黒				
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心保証 (3年) 用]	GS-SUD77345RF3EX GS-SUD77345RD3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 付き	黒				
	GS-SUD77345R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き	黒				
	GS-SUD77345N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き	黒				
	GS-SUD77345003EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年) 付き	黒				
内蔵DATセット (DAT72) [標準保証 (3年) 用]	GS-SUD77345RFIEX GS-SUD77345RFI	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 付き	黒				
	GS-SUD77345RDIEX GS-SUD77345RDI	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option 付き	黒				
	GS-SUD77345R0IEX GS-SUD77345R0I	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き	黒				
	GS-SUD77345N0IEX GS-SUD77345N0I	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き	黒				
	GS-SUD7734500IEX GS-SUD7734500I	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (HS-4/170S)x10巻 付き	黒				
	GS-SUD77345RF0EX GS-SUD77345RF0	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 付き	黒				
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option 付き	黒				
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き	黒				
	GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き	黒				
	GS-SUD77345000EX GS-SUD77345000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72 (非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
内蔵AI Tセット (AIT-2) [おまかせ 安心保証 (3年) 用]	GS-SUS75113RF3EX GS-SUS75113RD3EX	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB), Ultra Wide SCSI [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (SDX2-50C)x30巻 (10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 付き	黒				
	GS-SUS75113R03EX	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB), Ultra Wide SCSI [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (SDX2-50C)x30巻 (10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option 付き	黒				
	GS-SUS75113R03EX	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB), Ultra Wide SCSI [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (SDX2-50C)x30巻 (10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き	黒				
	GS-SUS75113N03EX	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB), Ultra Wide SCSI [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (SDX2-50C)x30巻 (10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き	黒				
	GS-SUS75113003EX	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2 (非圧縮/圧縮: 50GB/100GB), Ultra Wide SCSI [SCSI-3] LVD/SE接続 ソフトウェア (SDX2-50C)x30巻 (10巻/年) 付き	黒				

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				20 AE	20 BE	20 GE	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵A I Tセット [ドライブ] /標準付]用]	GS-SUS75113RFWEX GS-SUS75113RFW	¥489,100 (税別)¥462,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113RDWEX GS-SUS75113RDW	¥408,450 (税別)¥389,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R0WEX GS-SUS75113R0W	¥342,300 (税別)¥326,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N0WEX GS-SUS75113N0W	¥323,400 (税別)¥308,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS7511300WEX GS-SUS7511300W	¥207,900 (税別)¥198,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒					
	GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RF0	¥432,600 (税別)¥412,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113RD0EX GS-SUS75113RD0	¥355,950 (税別)¥339,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税別)¥276,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税別)¥258,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税別)¥148,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	ディスプレイ装置										
	ディスプレイ装置										
		PC-DC5203A	完了しました。			15型ｶﾞｰﾏｽｸﾗﾝﾌﾟ,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白	-			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税別)¥37,000	¥280 (税別)¥267	¥210 (税別)¥200	15型TFTｶﾞｰ,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白					
	PC-DTA15AXGS	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白					
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白	-				
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税別)¥40,000	¥297 (税別)¥283	¥228 (税別)¥217	17型TFTｶﾞｰ,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白					
	PC-DTA17BSXN	完了しました。			17型TFTｶﾞｰ,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白					
外付け装置											
バックアップ キャビネットセット											
GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,ﾃﾞｲｽ搭載なし SCSIｸﾞｰﾌﾞ(GH-LA7152)付き	黒						
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポｰﾄ(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75001	完了しました。			8ポｰﾄ(10Mbps/100Mbps)	-	-				
	GH-BH75161	完了しました。			16ポｰﾄ(10Mbps/100Mbps)	-	-				
	GH-BH7524	完了しました。			24ポｰﾄ(10Mbps/100Mbps)	-	-				
	GH-BH7724	¥417,900 (税別)¥398,000	¥2,617 (税別)¥2,492	¥1,960 (税別)¥1,867	24ポｰﾄ(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
	GH-BH7626T	完了しました。			24ポｰﾄ(10Mbps/100Mbps) + 2ポｰﾄ(1Gbps[1000BASE-T])	-	-				
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnn1	-	-	-	BI6-IP 1500	-					
ケーブル											
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)											
	GH-LN7E05	¥1,890 (税別)¥1,800	-	-	ｶﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ5ｲﾝﾊﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞ,5m	-					
	GH-LN7E10	¥2,940 (税別)¥2,800	-	-	ｶﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ5ｲﾝﾊﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞ,10m	-					
	GH-LN7E20	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	ｶﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ5ｲﾝﾊﾞﾝｽｸﾞｰﾌﾞ,20m	-					
UPS 接続ケーブル											
	GH-LU7101	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ｶﾞｰﾄﾞ 及びUPS拡張ｺﾝﾈｸﾀ接続用,1.8m	-					
	GH-LU7100	完了しました。			UPS I/F拡張ｶﾞｰﾄﾞ 及びUPS拡張ｺﾝﾈｸﾀ接続用,1.8m	-	-				
PS2KB / マウス / CRT ケーブル											
	GH-LVK7113	¥6,300 (税別)¥6,000	-	-	ｺﾝﾈｸﾀ切替ｺﾝﾈｸﾀ(GH-AT7045/GH-AT7085)接続用,3.0m	-					
	GH-LVK7103	完了しました。			ｺﾝﾈｸﾀ切替ｺﾝﾈｸﾀ(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084)接続用,3.0m	-	-				
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心ﾓﾃﾞﾙ(3年)用]											
GH-SBUK7076A03	¥97,650 (税別)¥93,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒						
GH-SBUK7076S23	¥97,650 (税別)¥93,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒						
GH-SBUK7101A03	¥130,200 (税別)¥124,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒						
GH-SBUK7101S23	¥130,200 (税別)¥124,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒						
GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税別)¥153,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒						
GH-SBUK7151S23	¥160,650 (税別)¥153,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒						
GH-SBUK7075A03	完了しました。			750VA/500W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-					
GH-SBUK7075S23	完了しました。			750VA/500W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-					
GH-SBUK7100A03	完了しました。			1000VA/670W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-					
GH-SBUK7100S23	完了しました。			1000VA/670W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-					
GH-SBUK7150A03	完了しました。			1200VA/980W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-					
GH-SBUK7150S23	完了しました。			1200VA/980W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ,納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-					
無停電電源装置 [ドライブ] /標準付]用]											
GH-SBUK7076A00	¥61,950 (税別)¥59,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒						
GH-SBUK7076S20	¥61,950 (税別)¥59,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒						
GH-SBUK7101A00	¥82,950 (税別)¥79,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒						
GH-SBUK7101S20	¥82,950 (税別)¥79,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒						
GH-SBUK7151A00	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒						
GH-SBUK7151S20	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W,ｸﾞﾗｰﾌﾞﾗｲﾌﾞ UPS接続ｶﾞｰﾌﾞ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒						

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※F48)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				20 AE	20 BE	20 GE
無停電電源装置 [トライプル] / 標準型]用]	GH-SBUK7075A				750VA/500W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7075S2				750VA/500W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUK7100A				1000VA/670W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7100S2				1000VA/670W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
無停電電源装置 [トライプル] / おまかせ安心型] / (3年)標準型]用]	GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-	-			
	GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHケイタイツ付き	-	-			
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-	-			
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHケイタイツ付き	-	-			
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケイタイツ28 -ト拡張用ボード GH-SBUX7xxxx用	-	-			
	GH-BUA700				UPSケイタイツ28 -ト拡張用ボード GH-SBUX7xxxx用	-	-			
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケイタイツ28 -ト拡張用ユニット,ラックキレ ネット搭載用金具付き GH-SBUX7xxxx用	-	-			
	GH-BUA780				UPSケイタイツ28 -ト拡張用ユニット,ラックキレ ネット搭載用金具付き GH-SBUX7xxxx用	-	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-			
	GHS-VSUUP83				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-			
	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-	-			
PowerMonitorHケイタイツ	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアケイタイツ用,10インチ GH-SBUX9151x用	-	-			
	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアケイタイツ用,10インチ GH-SBUX9150x用	-	-			
その他										
コンソール切替 ユニット(4 -ト用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/キーボード用切替ユニット,4 -ト用	黒	-			
	GH-AT7044				KB/マウス/キーボード用切替ユニット,4 -ト用	黒	-			
コンソール切替 ユニット(8 -ト用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/キーボード用切替ユニット,8 -ト用	黒	-			
	GH-AT7084				KB/マウス/キーボード用切替ユニット,8 -ト用	黒	-			

HA8000/30W AE, BE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				30 AE	30 BE
メモリーボード	GS-MJ72562GEX GS-MJ72562G	完了しました。			256MB (256MBx1), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ75122GEX GS-MJ75122G				512MB (256MBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ75122JEX GS-MJ75122J	¥25,200 (税抜)¥24,000	¥166 (税抜)¥158	¥123 (税抜)¥117	512MB (512MBx1), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ701G2GEX GS-MJ701G2G	¥45,150 (税抜)¥43,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	1GB (512MBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ702G2GEX GS-MJ702G2G	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB (1GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ704G2GEX GS-MJ704G2G	¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB (2GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, Unbuffered DIMM	-			
拡張ボード	GS-SCS7363AEX GS-SCS7363A	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI, Ultra320 SCSI, 1チャネル SCSI (Wide)ケーブル付き	-			
SCSIボード	GS-CS7363EX GS-CS7363	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI, Ultra320 SCSI, 1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7542EX GS-CN7542	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI, LAN-アダプター, 1000BASE-T	-			
	GS-CN6552EX GS-CN6552	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI, LAN-アダプター, 1000BASE-T, 2Port	-			
	GS-CN7572EX GS-CN7572	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express (x1), LAN-アダプター, 1000BASE-T	-			
SV Pボードセット	GS-SCM79002BEX GS-SCM79002B	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI, LAN-アダプター, サービスマネージャ 電源ユニット + SV Pアダプター 2個付き	-			
システム装置内蔵デバイス	GS-SUH7120UBEX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	7.2k RPM SATA, 120GB, 7200rpm/min 7.2k RPM SATA I/Fケーブル付き	-			
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7160UBEX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.2k RPM SATA, 160GB, 7200rpm/min 7.2k RPM SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7250UBEX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.2k RPM SATA, 250GB, 7200rpm/min 7.2k RPM SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7120UBEX GS-SUH7120UB	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	7.2k RPM SATA, 120GB, 7200rpm/min 7.2k RPM SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7160UBEX GS-SUH7160UB	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.2k RPM SATA, 160GB, 7200rpm/min 7.2k RPM SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7250UBEX GS-SUH7250UB	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.2k RPM SATA, 250GB, 7200rpm/min 7.2k RPM SATA I/Fケーブル付き	-			
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524DEX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 24倍速 IDE変換基板付き	黒			
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050AEX	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM: ATAPI, DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速 IDE変換基板付き	黒			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7090EX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB	黒			
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643EEX GS-SUM5643E	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2, 640MB 7.2k RPM 2.5インチ付き	黒			
内蔵DAT72 セット 【おまかせ 安心保証(3年)用】	GS-SUD77335RF3EX GS-SUD77335RD3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77335R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77335N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77335003EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x30巻 (10巻/年)付き	黒			
内蔵DAT72 セット 【標準保証(3年)用】	GS-SUD77335RFWEX GS-SUD77335RFW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77335RDWEX GS-SUD77335RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77335R0WEX GS-SUD77335R0W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77335N0WEX GS-SUD77335N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7733500WEX GS-SUD7733500W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証 (HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GS-SUD77335RFOEX GS-SUD77335RFO	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77335RD0EX GS-SUD77335RD0	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77335R00EX GS-SUD77335R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77335N00EX GS-SUD77335N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77335000EX GS-SUD77335000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI (Ultra160) [SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型加-マルチタッチ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白	-		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFT加-, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DTA15AXGS	完了しました。			15型TFT加-, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFT加-, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白			
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFT加-, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
	PC-DTA17BSXN	完了しました。			17型TFT加-, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白			
外付け装置	GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ケーブル, デハノ搭載なし SCSIケーブル (GH-LA7152) 付き	黒			
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ケーブル, デハノ搭載なし SCSIケーブル (GH-LA7152), ラック搭載ユニット, ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税抜)¥61,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ケーブル, デハノ搭載なし SCSIケーブル (GH-LA7152), ラック搭載ケーブル付き	黒			
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	- DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra160 [SCSI-3] LVD接続, 10連装 ケーブル, 1U	黒			

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V48)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				30 AE	30 BE	
外付け装置										
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-	-			
	GH-BH75001	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-	-			
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-	-			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-	-			
	GH-BH7724		¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-	-		
	GH-BH7626T	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-	-			
GH-BH7626T										
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-	-			
ケーブル										
SCSIケーブル	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72ピンケーブル接続用, 3.0m	-	-			
	LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-	-		
		GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-	-		
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	-	*1	*1	
	UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-		
		GH-LU7100	完売しました。			UPS I/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000		-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	-	*1	*1
	キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-	*1	*1
		GH-LK7300	完売しました。			キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-	*1	*1
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000		-	-	コントロールユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-		
		GH-LVK7103	完売しました。			コントロールユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-		
無停電電源装置										
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]										
無停電電源装置 [トライトレプル /標準ケーブル用]	GH-SBUK7076A03	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7076S23	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUK7101A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7101S23	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7151S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUR7216S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUK7075A03	完売しました。				750VA/500W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-		
	GH-SBUK7075S23					750VA/500W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-		
	GH-SBUK7100A03					1000VA/670W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-		
	GH-SBUK7100S23					1000VA/670W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-		
	GH-SBUK7150A03					1200VA/980W, 99-115V, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-		
	GH-SBUK7150S23					1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1
	GH-SBUR7215A03					1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1
	GH-SBUR7215S23					1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1
	GH-SBUR7131A03					2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1
	GH-SBUR7131S23					2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1
無停電電源装置 [トライトレプル /標準ケーブル用]	GH-SBUK7076A00	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, 99-115V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7076S20	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, 99-115V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUK7101A00	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-115V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7101S20	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-115V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUK7151A00	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-115V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7151S20	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-115V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUR7216S20	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	
	GH-SBUK7075A	完売しました。				750VA/500W, 99-115V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-		
	GH-SBUK7075S2					750VA/500W, 99-115V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-		
	GH-SBUK7100A					1000VA/670W, 99-115V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-		
	GH-SBUK7100S2					1000VA/670W, 99-115V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-		
	GH-SBUK7150A					1200VA/980W, 99-115V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-		
GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, 99-115V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4桁)	RoHS 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				30 AE	30 BE
無停電電源装置 [トライプル] /標準型 ¹⁾ 用]	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m) 付き	黒	-	*1	*1
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-	*1	*1
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m) 付き	黒	-	*1	*1
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-	*1	*1
無停電電源装置 [トライプル] /おまかせ安心型 ¹⁾ 用]	GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税別)¥245,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, タワータイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH付き	-	-		
	GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税別)¥295,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, タワータイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-	-		
	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税別)¥265,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH付き	-	-	*1	*1
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税別)¥315,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-	-	*1	*1
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, タワータイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH付き	-	-		
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, タワータイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-	-		
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH付き	-	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-	-	*1	*1
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税別)¥18,000	¥123 (税別)¥117	¥97 (税別)¥92	UPSソフトウェア拡張ボード GH-SBUX7xxxx用	-	-		
	GH-BUA700				UPSソフトウェア拡張ボード GH-SBUX7xxxx用	-	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税別)¥54,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	UPSソフトウェア拡張ユニット GH-SBUX7xxxx用	-	-		
	GH-BUA780				UPSソフトウェア拡張ユニット GH-SBUX7xxxx用	-	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税別)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-		
	GHS-VSUUP83				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-		
	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-	-		
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税別)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用, 10ライセンス GH-SBUX9151x用	-	-		
	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用, 10ライセンス GH-SBUX9150x用	-	-		
ラック関連									
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税別)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハ)ンチングメタルタイプ), ラックサイドパネル (2枚1組) のセット	黒	-	*1	*1
	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハ)ンチングメタルタイプ), ラックサイドパネル (2枚1組) のセット	黒	-	*1	*1
	GH-SRK7166	¥135,450 (税別)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハ)ンチングメタルタイプ), ラックサイドパネル (2枚1組) のセット	黒	-	*1	*1
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハ)ンチングメタルタイプ), ラックサイドパネル (2枚1組) のセット	黒	-	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税別)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-	*1	*1
	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-	*1	*1
	GH-RK7166	¥100,800 (税別)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-	*1	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-	*1	*1
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税別)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット (HA8000専用ラック)	黒	-	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税別)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	-	*1	*1
	GH-RS7385BK				38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	-	*1	*1
	GH-RS7166	¥14,700 (税別)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	-	*1	*1
	GH-RS7165BK				16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル (HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒	-	*1	*1
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税別)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル (HA8000専用ラック用), 2枚1組	黒	-	*1	*1
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税別)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用) ハ)ンチングメタルタイプ	黒	-	*1	*1
	GH-RD7385BK				38Uラックキャビネット用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック用) ハ)ンチングメタルタイプ	黒	-	*1	*1
	GH-RD7167	¥39,900 (税別)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用) ハ)ンチングメタルタイプ	黒	-	*1	*1
	GH-RD7165BK				16Uラックキャビネット用フロントドア (HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用) ハ)ンチングメタルタイプ	黒	-	*1	*1
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税別)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	-	*1	*1
	GH-RD7166BK				16Uラックキャビネット用リアドア (HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	-	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税別)¥800	-	-	1U用	黒	-	*1	*1
	GH-RP7011BK				1U用	黒	-	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税別)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)	黒	-	*1	*1
	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用 (38U/16U共用)	黒	-	*1	*1
	GH-RJ7000	¥16,800 (税別)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用 (16U共用)	-	-	*1	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税別)¥160,000	¥1,050 (税別)¥1,000	¥788 (税別)¥750	システムアラート用ユニット	黒	-	*1	*1
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税別)¥24,000	-	-	キーボード, マウス収納ユニット キーボード (PS2) [白] + マウス (PS2) [白] 付き	黒	-	*1	*1
	GH-RK7001BK				キーボード, マウス収納ユニット キーボード (PS2) [白] + マウス (PS2) [白] 付き	黒	-	*1	*1
HUB収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税別)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH7724) 収納用	黒	-	*1	*1
	GH-RH7100BK				スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	-	*1	*1
	GH-RH7204	¥16,800 (税別)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH75002) 収納用	黒	-	*1	*1
	GH-RH7201BK				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	-	*1	*1

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色番号)	RoHS 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				30 AE	30 BE
ラック関連									
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アット6口、ブレーキ付き	黒	-	*1	*1
	GH-AG7106	完了しました。			アット6口、ブレーキ付き	黒	-	*1	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A)収納用ユニット	黒	-	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1
	GH-RL7501	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1
	GH-RL7500BK	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテグレーションディスプレイ, 1U	黒	-	*1	*1
	GH-RLK7220	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテグレーションディスプレイ, 1U	黒	-	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ切替 ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテグレーションディスプレイ, 1U 8インチ切替ユニット付き	黒	-	*1	*1
	GH-RLK7221	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテグレーションディスプレイ, 1U 8インチ切替ユニット付き	黒	-	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ切 替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテグレーションディスプレイ, 1U 4インチ切替ユニット付き	黒	-	*1	*1
	GH-SRLK72204	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテグレーションディスプレイ, 1U 4インチ切替ユニット付き	黒	-	*1	*1
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-	*1	*1
	GH-SAT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085), 8インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-	*1	*1
	GH-SAT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒	-	*1	*1
	GH-AU7620BK	完了しました。			コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒	-	*1	*1
30専用 ラックマウントキット	GS-AU7A80RS	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	30型システム装置専用ラックマウントキット	黒	-	*1	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-	*1	*1
	GH-AU7A10BK	完了しました。			汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-	*1	*1
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通対応品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-	*1	*1
	GH-AR7900BK	完了しました。			ラックキャビネットへの流通対応品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-	*1	*1
その他									
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒	-		
	GH-AT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒	-		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒	-		
	GH-AT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒	-		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W KE, UE, WE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 KE	70 UE	70 WE	
メモリーボード	GS-MJ72562GEX GS-MJ72562G	完了しました。			256MB(256MBx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-					
メモリーボード	GS-MJ75122GEX GS-MJ75122G				512MB(256MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-					
	GS-MJ701G2GEX GS-MJ701G2G		¥45,150 (税抜)¥43,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ702G2GEX GS-MJ702G2G		¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ704G2GEX GS-MJ704G2G		¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
拡張ボード	GS-CA7261EX GS-CA7261		¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-				
ディスクアレイ コントローラボード	GS-SCS7363BEX GS-SCS7363B	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-					
SCSIボード	GS-CS7363EX GS-CS7363	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-					
LANボード	GS-CN7542EX GS-CN7542	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-					
	GS-CN6552EX GS-CN6552	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-					
	GS-CN7572EX GS-CN7572	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),10-ブザイ,1000BASE-T	-					
Fibre Channel ボード	GS-C07224EX GS-C07224	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF CR80(CR804)接続用	-					
	GS-C07223EX GS-C07223	¥352,800 (税抜)¥336,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF BR50/FC-AL2接続用	-					
	GS-C07421EX GS-C07421	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel :SFF BR50/FC-AL2接続用	-					
	GS-C07402EX GS-C07402	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥6,143 (税抜)¥5,850	¥4,612 (税抜)¥4,382	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel :SFF デュアルポート,BR50/FC-AL2接続用	-					
SVPボードセット	GS-SCM79002CEX GS-SCM79002C	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,9-ピッチ Dタイプ 電源ユニット + SVPケーブル付	-					
	GS-SCM79102CEX GS-SCM79102C	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,10-ブザイ,9-ピッチ Dタイプ 電源ユニット + SVPケーブル付 + 外部筐体電源連動機能付き	-					
	GS-SCM7950GEX GS-SCM7950G	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	PCI,10-ブザイ,9-ピッチ Dタイプ 電源ユニット + SVPケーブル付 + 外部筐体電源連動機能 + リモート管理機能付き	-					
システム装置内蔵デバイス	GS-UH70733AEX GS-UH70733ARX GS-UH70733A	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-					
内蔵ハードディスク	GS-UH71463AEX GS-UH71463ARX GS-UH71463A	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-					
	GS-UH73003AEX GS-UH73003ARX GS-UH73003A	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-					
	GS-UH70733BEX GS-UH70733BRX GS-UH70733B	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-					
	GS-UH71463BEX GS-UH71463BRX GS-UH71463B	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-					
	GS-UH7120U GS-UH7120URX GS-UH7120U	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA,120GB,7200r/min	-					
	GS-UH7160U GS-UH7160URX GS-UH7160U	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min	-					
	GS-UH7250U GS-UH7250URX GS-UH7250U	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min	-					
	GS-UH70733TEX GS-UH70733TRX GS-UH70733T	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-					
	GS-UH71463TEX GS-UH71463TRX GS-UH71463T	¥90,300 (税抜)¥86,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS,146GB,15000r/min	-					
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120UAEX GS-SUH7120UARX GS-SUH7120UA	70UEモデル用内蔵ハードディスクの形名は、 内蔵ハードディスクセット(GS-SUH7xx0UA) から内蔵ハードディスク(GS-UH7xx0U) へ変更となりました。 新規手配の形名は、内蔵ハードディスク (GS-UH7xx0U)を選択願います。			SATA,120GB,7200r/min SATA,160GB,7200r/min	-					
	GS-SUH7160UAEX GS-SUH7160UARX GS-SUH7160UA				SATA,160GB,7200r/min SATA,146GB,15000r/min	-					
	GS-SUH7250UAEX GS-SUH7250UARX GS-SUH7250UA				SATA,250GB,7200r/min SATA,146GB,15000r/min	-					
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524DEX		¥15,750 (税抜)¥15,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速 IDE変換基板付き	黒				
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050AEX		¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速 IDE変換基板付き	黒				
内蔵DVD-RAM セット	GS-SUV7090AEX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥464 (税抜)¥442	¥350 (税抜)¥333	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64bitQS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒					
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643DEX GS-SUM5643D	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換基板付き	黒					
内蔵DATAセット (DAT72) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GS-SUD77345RF3EX GS-SUD77345RD3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77345R03EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77345N03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77345003EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD773450003EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒					

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 KE	70 UE	70 WE	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 D A T Tチェンジャーセット (DAT72) 【ドライブ7ヶ所】 標準7ヶ所用】	GS-SUD77345RFWEX GS-SUD77345RFW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77345RDWEX GS-SUD77345RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77345R0WEX GS-SUD77345R0W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77345N0WEX GS-SUD77345N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD7734500WEX GS-SUD7734500W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x10巻付き	黒					
	GS-SUD77345RF0EX GS-SUD77345RF0	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77345RD0EX GS-SUD77345RD0	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77345000EX GS-SUD77345000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵 D A T Tチェンジャーセット (DAT72) 【おまかせ 安心ﾈﾞﾙ(3年)用】	GS-SUD77464RF3EX GS-SUD77464RD3EX	¥814,800 (税抜)¥776,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	*5	*5	*5	
		GS-SUD77464R03EX GS-SUD77464N03EX	¥738,150 (税抜)¥703,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	*5	
GS-SUD77464R03EX GS-SUD77464N03EX		¥672,000 (税抜)¥640,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	*5	*5	*5		
GS-SUD77464003EX GS-SUD77464003EX		¥610,500 (税抜)¥577,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	*5		
GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00		¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒	*5	*5	*5		
GS-SUD77464RF0EX GS-SUD77464RF0		¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	*5	*5	*5		
内蔵 D A T Tチェンジャーセット (DAT72) 【ドライブ7ヶ所】 標準7ヶ所用】	GS-SUD77464RDWEX GS-SUD77464RDW	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD77464R0WEX GS-SUD77464R0W	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD77464N0WEX GS-SUD77464N0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD7746400WEX GS-SUD7746400W	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (HS-4/170S)x20巻付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD77464RF0EX GS-SUD77464RF0	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD77464RD0EX GS-SUD77464RD0	¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD77464N00EX GS-SUD77464N00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	*5		
	GS-SUD77464000EX GS-SUD77464000	¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒	*5	*5	*5		
	内蔵 A I Tセット (AIT-2) 【おまかせ 安心ﾈﾞﾙ(3年)用】	GS-SUS75113RF3EX GS-SUS75113RD3EX	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUS75113R03EX GS-SUS75113N03EX	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUS75113R03EX GS-SUS75113N03EX	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75113003EX GS-SUS75113003EX		¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒					
GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RF0		¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUS75113RD0EX GS-SUS75113RD0		¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
内蔵 A I Tセット (AIT-2) 【ドライブ7ヶ所】 標準7ヶ所用】	GS-SUS75113R0WEX GS-SUS75113R0W	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N0WEX GS-SUS75113N0W	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS7511300WEX GS-SUS7511300W	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (SDX2-50C)x10巻付き	黒					
	GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RF0	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113RD0EX GS-SUS75113RD0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵 L T Oセット (Ultra160 ﾀﾞ ﾏ ﾏ) 【おまかせ 安心ﾈﾞﾙ(3年)用】	GS-SUU72026RF3EX GS-SUU72026RD3EX	¥1,125,600 (税抜)¥1,072,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞ ﾏ ﾏ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU72026R03EX GS-SUU72026N03EX	¥982,800 (税抜)¥936,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞ ﾏ ﾏ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUU72026N03EX GS-SUU72026003EX	¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞ ﾏ ﾏ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
		GS-SUU72026003EX GS-SUU72026003EX	¥848,400 (税抜)¥808,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞ ﾏ ﾏ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗ ﾏﾞ ﾏ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒				

*5: タワータイプのみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置				
			維持保守	出張修理				70 KE	70 UE	70 WE		
システム装置内蔵デバイス												
内蔵LTOセット (Ultrium2 7mm付) 【ドライブ7mm用】 標準7mm用】	GS-SUU72026RFWEX GS-SUU72026RFW	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows				
	GS-SUU72026RDWEX GS-SUU72026RDW	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows				
	GS-SUU72026R0WEX GS-SUU72026R0W	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows付き				
	GS-SUU72026N0WEX GS-SUU72026N0W	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き				
	GS-SUU7202600WEX GS-SUU7202600W	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻付き	黒						
	GS-SUU72026RF0EX GS-SUU72026RF0	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
	GS-SUU72026RD0EX GS-SUU72026RD0	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒						
	GS-SUU72026R00EX GS-SUU72026R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒						
	GS-SUU72026N00EX GS-SUU72026N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUU72026000EX GS-SUU72026000	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm付), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒						
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7mm付) 【おまかせ 安心ﾈｯﾄ7(3年)用】	GS-SUU72126RF3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows			
		GS-SUU72126RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows			
		GS-SUU72126R03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き			
		GS-SUU72126N03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き			
		GS-SUU72126003EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒					
内蔵LTOセット (Ultrium2 7mm付) 【ドライブ7mm用】	GS-SUU72126RFWEX GS-SUU72126RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows				
	GS-SUU72126RDWEX GS-SUU72126RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows				
	GS-SUU72126R0WEX GS-SUU72126R0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き				
	GS-SUU72126N0WEX GS-SUU72126N0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き				
	GS-SUU7212600WEX GS-SUU7212600W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻付き	黒						
	GS-SUU72126RF0EX GS-SUU72126RF0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒						
	GS-SUU72126RD0EX GS-SUU72126RD0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒						
	GS-SUU72126R00EX GS-SUU72126R00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒						
	GS-SUU72126N00EX GS-SUU72126N00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒						
	GS-SUU72126000EX GS-SUU72126000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒						
	内蔵LTOセット (Ultrium3 7mm付) 【おまかせ 安心ﾈｯﾄ7(3年)用】	GS-SUU74106RF3EX	¥1,841,700 (税抜)¥1,754,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows			
		GS-SUU74106RD3EX	¥1,765,050 (税抜)¥1,681,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows			
		GS-SUU74106R03EX	¥1,698,900 (税抜)¥1,618,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き			
		GS-SUU74106003EX	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒					
		内蔵LTOセット (Ultrium3 7mm付) 【ドライブ7mm用】	GS-SUU74106RFWEX GS-SUU74106RFW	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
GS-SUU74106RDWEX GS-SUU74106RDW			¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows			
GS-SUU74106R0WEX GS-SUU74106R0W			¥1,026,900 (税抜)¥978,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き			
GS-SUU7410600WEX GS-SUU7410600W			¥892,500 (税抜)¥850,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻付き	黒					
GS-SUU74106RF0EX GS-SUU74106RF0			¥833,700 (税抜)¥794,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUU74106RD0EX GS-SUU74106RD0			¥757,050 (税抜)¥721,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU74106R00EX GS-SUU74106R00			¥690,900 (税抜)¥658,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUU74106000EX GS-SUU74106000			¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm付), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
内蔵LTOセット (Ultrium3 7mm付) 【おまかせ 安心ﾈｯﾄ7(3年)用】			GS-SUU74026RF3EX	¥2,251,200 (税抜)¥2,144,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
			GS-SUU74026RD3EX	¥2,174,550 (税抜)¥2,071,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
			GS-SUU74026R03EX	¥2,108,400 (税抜)¥2,009,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き		
	GS-SUU74026N03EX		¥2,097,900 (税抜)¥1,998,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き			
	GS-SUU74026003EX		¥1,974,000 (税抜)¥1,880,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒					

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F48)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 KE	70 UE	70 WE	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵LTOセット (Ultrium3 フォーマット) 【ドライブ用/標準用】	GS-SUU74026RFWEX GS-SUU74026RFW	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows				
	GS-SUU74026RDWEX GS-SUU74026RDW	¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows				
	GS-SUU74026R0WEX GS-SUU74026R0W	¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows付き				
	GS-SUU74026N0WEX GS-SUU74026N0W	¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU7402600WEX GS-SUU7402600W	¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻付き	黒					
	GS-SUU74026RF0EX GS-SUU74026RF0	¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU74026RD0EX GS-SUU74026RD0	¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU74026R00EX GS-SUU74026R00	¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU74026N00EX GS-SUU74026N00	¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU74026000EX GS-SUU74026000	¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
	ディスプレイ装置										
	ディスプレイ装置										
	液晶ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型カラー液晶、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白	-			
	液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税別)¥37,000	¥280 (税別)¥267	¥210 (税別)¥200	15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白				
PC-DTA15AXGS		完了しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白					
PC-DT3158		完了しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白	-				
PC-DTA17BSXNY		¥42,000 (税別)¥40,000	¥297 (税別)¥283	¥228 (税別)¥217	17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白					
PC-DTA17BSXN		完了しました。			17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白					
外付け装置											
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、ドライブ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)付き	黒					
	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、ドライブ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	*1		
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク(2台目増設用)、ドライブ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	*1		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	クワイク、ドライブ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152) + メンテナンスケーブル(GH-LY7151)付き	黒	*4	*4	*4		
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	クワイク、4U、ドライブ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	*4		
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	クワイク2台目増設用、ドライブ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	*4		
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801	完了しました。			クワイク、ドライブ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、ドライブ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	-				
	GHODK801-R000801	完了しました。			クワイク、3U、ドライブ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、ドライブ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	-	*1			
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 クワイク、1U	黒		*1	*1	*1	
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒		*1	*1	*1	
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒		*1	*1	*1	
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒					
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒		*1	*1	*1	
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75001	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75161	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7524	完了しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7724	¥417,900 (税別)¥398,000	¥2,617 (税別)¥2,492	¥1,960 (税別)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
	GH-BH7626T	完了しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-					
	GH-BH7626T	完了しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-					
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-					
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(RSD)にご確認ください。			8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き	-					
	HT-4990-SW3850	(RSD)にご確認ください。			16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	-					
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	完了しました。			クワイク、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-CA02800	完了しました。			クワイク、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-RA00513	完了しました。			クワイク、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GB/レイ(160GBx3)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-RA00800	完了しました。			クワイク、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-RA02514	完了しました。			クワイク、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GB/レイ(160GBx3)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-RA02800	完了しました。			クワイク、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-RA02800	完了しました。			クワイク、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	完了しました。			クワイク、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GB/レイ(250GBx15)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE10563	完了しました。			クワイク、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GB/レイ(250GBx10)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE00553	完了しました。			クワイク、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GB/レイ(250GBx5)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE30543	完了しました。			クワイク、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GB/レイ(160GBx15)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE10533	完了しました。			クワイク、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GB/レイ(160GBx10)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE00523	完了しました。			クワイク、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GB/レイ(160GBx5)	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE00803	完了しました。			クワイク、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : SVPボードセット(GS-SCM7910x/GS-SCM7950x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 (税別) ¥(税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4桁)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 KE	70 UE	70 WE	
外付け装置											
エントリー ストレージ(BR50)	GG0BR050-D4256NN	¥3,265,500 (税別)¥3,110,000	¥17,325 (税別)¥16,500	-	BR50,ラックタイプ, Fibre Channel 1/F, 4U RAIDコントローラ5x2 + 1TB7L1(250GBx5) [シリアルATA]+SATA 7x2x1 + Fibreチャネルx2 SANRISE 9500V	黒	-				
小型ディスクアレイ サブシステム (SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	完了しました。				-	-				
ディスクアレイ サブシステム (Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	Hitachi AMS/WMS	-	-				
ディスクアレイ サブシステム (SANRISE 9900V)	A-65x2-x 9900V)	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-	-				
ケーブル											
S C S I ケーブル											
	GH-LA7101	¥12,600 (税別)¥12,000	-	-	ディスクエッジ接続用, 1.0m	-	-				
	GH-LA7302	¥12,600 (税別)¥12,000	-	-	DAT72フェジバー/LTOフェジバー装置接続用, 3.0m	-	-				
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)											
	GH-LN7E05	¥1,890 (税別)¥1,800	-	-	10Gイーサネットケーブル, 5m	-	-				
	GH-LN7E10	¥2,940 (税別)¥2,800	-	-	10Gイーサネットケーブル, 10m	-	-				
	GH-LN7E20	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	10Gイーサネットケーブル, 20m	-	-				
Fibre Channel ケーブル											
	GH-LA7603	¥26,250 (税別)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	GH-LA7610	¥52,500 (税別)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	HT-F4063-KC5M	(RSD)にご確認ください。			2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル], 5.0m ディスクアレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル], 10.0m ディスクアレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル], 20.0m ディスクアレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル], 5.0m ディスクアレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル], 10.0m ディスクアレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル], 20.0m ディスクアレイシステム接続用	-	-				
	メンテナンスケーブル				GH-LV7151	¥8,400 (税別)¥8,000	-	70/110GE/110HE/110KE/130/270(CR80)/ディスクエッジ(DK801)/リム-ノット ディスクエッジ(GHRR165) - CR80(CR804)/ディスクエッジ(DK801)/リム-ノット ディスクエッジ(GHRR165)間接続用, 2.0m	-	-	
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税別)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	-				
UPS 接続ケーブル											
	GH-LU7101	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	UPS 1/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-				
	GH-LU7100	完了しました。			UPS 1/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-				
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	-				
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-	*1	*1	*1	
	GH-LK7300	完了しました。			キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-	*1	*1	*1	
P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税別)¥6,000	-	-	コンソール切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-	*1	*1	*1	
	GH-LVK7103	完了しました。			コンソール切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-				
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]											
	GH-SBUK7076A03	¥97,650 (税別)¥93,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-				
	GH-SBUK7076S23	¥97,650 (税別)¥93,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-				
	GH-SBUK7101A03	¥130,200 (税別)¥124,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-				
	GH-SBUK7101S23	¥130,200 (税別)¥124,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-				
	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税別)¥153,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-				
	GH-SBUK7151S23	¥160,650 (税別)¥153,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-				
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税別)¥190,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7216S23	¥199,500 (税別)¥190,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税別)¥393,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税別)¥393,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUK7075A03	完了しました。			750VA/500W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-				
	GH-SBUK7075S23				750VA/500W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-				
	GH-SBUK7100A03				1000VA/670W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-				
	GH-SBUK7100S23				1000VA/670W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-				
	GH-SBUK7150A03				1200VA/980W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-				
	GH-SBUK7150S23				1200VA/980W, 99-94V, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-				
	GH-SBUR7215A03				1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7215S23				1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7131A03				2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m] 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7131S23				2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル [1.8m], PowerChute Business Edition (v7.0.4) 付き	黒	-	*1	*1	*1	

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別) (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F4B)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 KE	70 UE	70 WE	
無停電電源装置 【ドライブレール /標準搭載】	GH-SBUK7076A00	¥61,950 (税別)¥59,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7076S20	¥61,950 (税別)¥59,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUK7101A00	¥82,950 (税別)¥79,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7101S20	¥82,950 (税別)¥79,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUK7151A00	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7151S20	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒		*1	*1	*1	
	GH-SBUR7216S20	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒		*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		*1	*1	*1	
	無停電電源装置 【ドライブレール /標準搭載】	GH-SBUK7075A				750VA/500W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-			
		GH-SBUK7075S2				750VA/500W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
GH-SBUK7100A					1000VA/670W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-				
GH-SBUK7100S2					1000VA/670W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
GH-SBUK7150A					1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-				
GH-SBUK7150S2					1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
GH-SBUR7215A					1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1	
GH-SBUR7215S2					1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1	
GH-SBUR7131A					2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1	
GH-SBUR7131S2					2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1	
無停電電源装置 【ドライブレール /おまかせ安心ケーブル (3年)/標準搭載】		GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税別)¥245,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-				
		GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税別)¥295,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-				
	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税別)¥265,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		*1	*1	*1	
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税別)¥315,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-		*1	*1	*1	
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-					
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-					
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		*1	*1	*1	
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアメント付き	-		*1	*1	*1	
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税別)¥18,000	¥123 (税別)¥117	¥97 (税別)¥92	UPSインタフェース2ポート拡張ボード GH-SBUX7xxxx用	-				
		GH-BUA700				UPSインタフェース2ポート拡張ボード GH-SBUX7xxxx用	-				
	UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税別)¥54,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	UPSインタフェース8ポート拡張ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUX7xxxx用	-				
		GH-BUA780				UPSインタフェース8ポート拡張ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUX7xxxx用	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税別)¥15,700			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-					
	GHS-VSUUP83				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-					
	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-					
PowerMonitorHクワイアメント	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税別)¥50,000			無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアメント用, 105インチ GH-SBUX9151x用	-					
	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアメント用, 105インチ GH-SBUX9150x用	-					
ラック関連											
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税別)¥230,000			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), 70インチA(17インチ)メトリックタイプ, ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		*1	*1	*1	
	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), 70インチA(17インチ)メトリックタイプ, ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		*1	*1	*1	
	GH-SRK7166	¥135,450 (税別)¥129,000			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), 70インチA(17インチ)メトリックタイプ, ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		*1	*1	*1	
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), 70インチA(17インチ)メトリックタイプ, ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		*1	*1	*1	
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税別)¥188,000			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		*1	*1	*1	
	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		*1	*1	*1	
	GH-RK7166	¥100,800 (税別)¥96,000			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		*1	*1	*1	
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		*1	*1	*1	
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税別)¥96,000			16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		*1	*1	*1	
	GH-RK7160BK	¥14,700 (税別)¥14,000			16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック), 2枚1組	黒		*1	*1	*1	
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税別)¥20,000			38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		*1	*1	*1	
	GH-RS7385BK				38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		*1	*1	*1	
	GH-RS7166	¥14,700 (税別)¥14,000			16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		*1	*1	*1	
	GH-RS7165BK				16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		*1	*1	*1	
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税別)¥14,000			16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組	黒		*1	*1	*1	
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税別)¥64,000			38Uラックキャビネット用70インチA(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントドア	黒		*1	*1	*1	
	GH-RD7385BK				38Uラックキャビネット用70インチA(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントドア	黒		*1	*1	*1	
	GH-RD7167	¥39,900 (税別)¥38,000			16Uラックキャビネット用70インチA(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントドア	黒		*1	*1	*1	
	GH-RD7165BK				16Uラックキャビネット用70インチA(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントドア	黒		*1	*1	*1	

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別) ¥	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色番号)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				70 KE	70 UE	70 WE
ラック関連 リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RD7166BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒	-	*1	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RP7011BK	完了しました。			1U用	黒	-	*1	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RJ7005BK	完了しました。			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	-	*1	*1	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	-	*1	*1	*1
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード, マウス収納ユニット キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 1付き	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RK7001BK	完了しました。			キーボード, マウス収納ユニット キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 1付き	黒	-	*1	*1	*1
HUB収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RH7100BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626) 収納用	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RH7201BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	-	*1	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクト6口, プレハブ付付き	黒	-	*1	*1	*1
	GH-AG7106	完了しました。			アクト6口, プレハブ付付き	黒	-	*1	*1	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RL7501	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RL7500BK	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納ユニット, 1U	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RLK7220	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納ユニット, 1U	黒	-	*1	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8* トソール切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納ユニット, 1U 8* トソール切替ユニット付き	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RLK7221	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納ユニット, 1U 8* トソール切替ユニット付き	黒	-	*1	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4* トソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納ユニット, 1U 4* トソール切替ユニット(GH-AT7045) 付き	黒	-	*1	*1	*1
	GH-SRLK72204	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納ユニット, 1U 4* トソール切替ユニット(GH-AT7044) 付き	黒	-	*1	*1	*1
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	-	*1	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(4* トソール切替ユニット付き)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045), 4* トソール用, 2U ラックキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-	*1	*1	*1
	GH-SAT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4* トソール用, 2U ラックキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-	*1	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(8* トソール切替ユニット付き)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085), 8* トソール用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-	*1	*1	*1
	GH-SAT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8* トソール用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-	*1	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4* トソール用) ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4* トソール用) を2台搭載可能	黒	-	*1	*1	*1
	GH-AU7620BK	完了しました。			コンソール切替ユニット(4* トソール用) ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4* トソール用) を2台搭載可能	黒	-	*1	*1	*1
ラック マウントキット	GS-AU7555	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, 7021H 様)	黒	-			
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-AU7A10BK	完了しました。			汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-	*1	*1	*1
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用 ショップ品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-	*1	*1	*1
	GH-AR7900BK	完了しました。			ラックキャビネットへの流通用 ショップ品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-	*1	*1	*1
その他										
コンソール切替 ユニット(4* トソール用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4* トソール用	黒	-			
	GH-AT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4* トソール用	黒	-			
コンソール切替 ユニット(8* トソール用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8* トソール用	黒	-			
	GH-AT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8* トソール用	黒	-			

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W PE, TE, VE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			RoHS 対応	70 PE	70 TE
プロセッサ									
プロセッサ	GS-ECSPX3P0SD	¥79,800 (税抜)¥76,000	¥533 (税抜)¥508	¥402 (税抜)¥383	Xeon 5050(3GHz)/FSB:677MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-			
	GS-ECSPX3P2SD	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥700 (税抜)¥667	¥525 (税抜)¥500	Xeon 5060(3.20GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-			
	GS-ECSPX3P7SD	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825	Xeon 5080(3.73GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-			
	GS-ECSPX3P0TDX	¥189,000 (税抜)¥180,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-			
メモリーボード									
メモリーボード	GS-MJ701G2EEX	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-			
	GS-MJ702G2EEX	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥638 (税抜)¥608	¥481 (税抜)¥458	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-			
	GS-MJ704G2EEX	¥343,350 (税抜)¥327,000	¥2,292 (税抜)¥2,183	¥1,724 (税抜)¥1,642	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-			
拡張ボード									
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7261EX	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI,Ultra320 SCSI,1f+1f補,キャッシュ64MB	-			
SCSIボード	GS-CS7363EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1f+1f補	-			
LANボード	GS-CN7542EX	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,1-ポート,1000BASE-T	-			
	GS-CN6552EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,1-ポート,1000BASE-T,2Port	-			
	GS-CN7572EX	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),1-ポート,1000BASE-T	-			
SASボード	GS-CE7101EX	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450	PCI Express(x8),SAS,12Gbps BR20接続用	-	*1	*1	*1
Fibre Channel ボード	GS-CC7224EX	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel :SFF CR80(CR804)接続用	-			
	GS-CC7223EX	¥352,800 (税抜)¥336,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel :SFF BR50/ディスクアレイシステム接続用	-			
	GS-CC7421EX	¥86,700 (税抜)¥84,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fiber Channel :SFF BR50/ディスクアレイシステム接続用	-			
	GS-CC7402EX	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥6,143 (税抜)¥5,850	¥4,612 (税抜)¥4,392	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fiber Channel :SFF ディスクアレイシステム接続用	-			
SVPボードセット	GS-SCM79002DEX	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1-ポート,9-ポート 電源ユニット + SVPRイアロノブ付	-			
	GS-SCM79102DEX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,1-ポート,9-ポート 電源ユニット + SVPRイアロノブ付	-			
	GS-SCM7950HEX	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	PCI,1-ポート,9-ポート 電源ユニット + SVPRイアロノブ付 + 外部筐体電源連動機能付	-			
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク	GS-UH70733AEX	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-			
	GS-UH70733ARX	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-			
	GS-UH71463AEX	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-			
	GS-UH70733BEX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-			
	GS-UH71463BEX	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-			
	GS-UH7120U0EX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA ,120GB,7200r/min	-			
	GS-UH7160U0EX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA ,160GB,7200r/min	-			
	GS-UH7250U0EX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA ,250GB,7200r/min	-			
	GS-UH70733TRX	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-			
	GS-UH71463TRX	¥90,300 (税抜)¥86,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS,146GB,15000r/min	-			
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120UAEX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速 IDE交換基板付	黒			
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050AEX	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速 IDE交換基板付	黒			
内蔵DVD-RAM セット	GS-SUV7090AEX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥464 (税抜)¥442	¥350 (税抜)¥333	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未サポート	黒			
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643DEX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換シールド付	黒			
内蔵DATAセット (DAT72) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GS-SUD77345RF3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付	黒			
	GS-SUD77345RD3EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付	黒			
	GS-SUD77345R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付	黒			
	GS-SUD77345N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付	黒			
	GS-SUD77345003EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付	黒			

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	色 (※4)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 PE	70 TE	70 VE	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 D A T セット 【ドライブ / 期限 限定キャンペーン / 標準 / 用】	GS-SUD77345RFWEX GS-SUD77345RFW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77345RDWEX GS-SUD77345RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77345R0WEX GS-SUD77345R0W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77345N0WEX GS-SUD77345N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD7734500WEX GS-SUD7734500W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x10巻付き	黒					
	GS-SUD77345RFOEX GS-SUD77345RFO	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77345RDOEX GS-SUD77345RDO	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77345000EX GS-SUD77345000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) 【おまかせ 安心 / (3年)用】	GS-SUD77464RF3EX GS-SUD77464RD3EX	¥814,800 (税抜)¥776,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		*5	*5	*5
		GS-SUD77464R03EX GS-SUD77464N03EX	¥738,150 (税抜)¥703,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		*5	*5	*5
GS-SUD77464R003EX GS-SUD77464N003EX		¥672,000 (税抜)¥640,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		*5	*5	*5	
GS-SUD77464003EX GS-SUD77464003EX		¥661,400 (税抜)¥630,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		*5	*5	*5	
GS-SUD77464003EX GS-SUD77464003EX		¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒		*5	*5	*5	
GS-SUD77464RFOEX GS-SUD77464RFO		¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		*5	*5	*5	
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) 【ドライブ / 期限 限定キャンペーン / 標準 / 用】	GS-SUD77464RDWEX GS-SUD77464RDW	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD77464R0WEX GS-SUD77464R0W	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD77464N0WEX GS-SUD77464N0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD7746400WEX GS-SUD7746400W	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x20巻付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD77464RFOEX GS-SUD77464RFO	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD77464RDOEX GS-SUD77464RDO	¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD77464N00EX GS-SUD77464N00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		*5	*5	*5	
	GS-SUD77464000EX GS-SUD77464000	¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒		*5	*5	*5	
	内蔵 A I T セット (AIT-2) 【おまかせ 安心 / (3年)用】	GS-SUS75113RF3EX GS-SUS75113RD3EX	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUS75113R03EX GS-SUS75113N03EX	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUS75113N003EX GS-SUS75113003EX	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000EX		¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒					
GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RD0EX		¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00EX		¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
内蔵 A I T セット (AIT-2) 【ドライブ / 期限 限定キャンペーン / 標準 / 用】	GS-SUS75113R0WEX GS-SUS75113R0W	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N0WEX GS-SUS75113N0W	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS7511300WEX GS-SUS7511300W	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (SDX2-50C)x10巻付き	黒					
	GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RD0EX	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00EX	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00EX	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00EX	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000EX	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵 L T O セット (Ultra160 2-7/16T) 【おまかせ 安心 / (3年)用】	GS-SUU72026RF3EX GS-SUU72026RD3EX	¥1,125,600 (税抜)¥1,072,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 2-7/16T),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU72026R03EX GS-SUU72026N03EX	¥982,800 (税抜)¥936,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 2-7/16T),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUU72026N003EX GS-SUU72026003EX	¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 2-7/16T),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
		GS-SUU72026000EX GS-SUU72026000EX	¥848,400 (税抜)¥808,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 2-7/16T),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ / (LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒				

*5: タワータイプのみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4桁)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				70 PE	70 TE	70 VE
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7000用) 【おまかせ 安心サービス(3年)用】	GS-SUU72026RFWEX GS-SUU72026RFW	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72026RDWEX GS-SUU72026RDW	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72026R0WEX GS-SUU72026N0WEX	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows付き		
	GS-SUU7202600WEX GS-SUU7202600F0EX	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き		
	GS-SUU72026000WEX GS-SUU7202600R0F0EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72026R0D0EX GS-SUU72026R0D0	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72026R00EX GS-SUU72026R00	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72026R00EX GS-SUU72026R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows 付き		
	GS-SUU72026N00EX GS-SUU72026N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JPI/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き		
	GS-SUU72026000EX GS-SUU72026000	¥412,900 (税抜)¥398,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB、1-70代)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72126RF3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72126RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72126R03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows 付き		
	GS-SUU72126N03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JPI/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き		
GS-SUU72126003EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒		r11.5 for Windows			
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7000用) 【おまかせ 安心サービス(3年)用】	GS-SUU72126RFWEX GS-SUU72126RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72126RDWEX GS-SUU72126RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72126R0WEX GS-SUU72126N0WEX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows 付き		
	GS-SUU7212600WEX GS-SUU7212600F0EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU2/200)x10巻 + JPI/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き		
	GS-SUU72126000WEX GS-SUU72126R0F0EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72126R0D0EX GS-SUU72126R0D0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU72126R00EX GS-SUU72126R00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows 付き		
	GS-SUU72126N00EX GS-SUU72126N00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JPI/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き		
	GS-SUU72126000EX GS-SUU72126000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU74106RF3EX	¥1,841,700 (税抜)¥1,754,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU74106RD3EX	¥1,765,050 (税抜)¥1,681,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU74106R03EX	¥1,698,900 (税抜)¥1,618,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows 付き		
	GS-SUU74106003EX	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU74106R00EX GS-SUU74106R00	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
GS-SUU74106RD0EX GS-SUU74106RD0	¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows			
GS-SUU74106R00EX GS-SUU74106R00	¥1,026,900 (税抜)¥978,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows 付き			
GS-SUU74106000EX GS-SUU74106000	¥892,500 (税抜)¥850,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x10巻付き	黒		r11.5 for Windows			
GS-SUU74106R0F0EX GS-SUU74106R0F0	¥833,700 (税抜)¥794,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows			
GS-SUU74106R0D0EX GS-SUU74106R0D0	¥757,050 (税抜)¥721,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows			
GS-SUU74106R00EX GS-SUU74106R00	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows 付き			
GS-SUU74106000EX GS-SUU74106000	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、1-70代)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		r11.5 for Windows			
内蔵 LTOセット (Ultrium3 7000用) 【おまかせ 安心サービス(3年)用】	GS-SUU74026RF3EX	¥2,251,200 (税抜)¥2,144,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU74026RD3EX	¥2,174,550 (税抜)¥2,071,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows		
	GS-SUU74026R03EX	¥2,108,400 (税抜)¥2,009,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows 付き		
	GS-SUU74026N03EX	¥2,097,900 (税抜)¥1,998,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JPI/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き		
	GS-SUU74026003EX	¥1,974,000 (税抜)¥1,880,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7'イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒		r11.5 for Windows		

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (色番号)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 PE	70 TE	70 VE	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵LTOセット (Ultra3 3.5インチ) [ドライブ動作/期間 限定キャンペーン/標準動作/期間]	GS-SU074026RFWEX	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5	for Windows			
	GS-SU074026RDW	¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5	for Windows			
	GS-SU074026R0WEX	¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5	for Windows			
	GS-SU074026N0WEX	¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SU07402600WEX	¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ドライブ(LTOU3/400)x10巻付き	黒					
	GS-SU074026RF0EX	¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SU074026R00EX	¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SU074026R00EX	¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SU074026N00EX	¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SU074026000EX	¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
	電源ユニット										
	電源ユニット	GS-BP2260EX	¥78,750 (税別)¥75,000	¥525 (税別)¥500	¥394 (税別)¥375	冗長化電源	-				
	ディスプレイ装置										
	ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完売しました。			15型ワイド液晶パネル、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白	-			
	液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税別)¥37,000	¥280 (税別)¥267	¥210 (税別)¥200	15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白				
PC-DTA15AXGS		完売しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白					
PC-DT3158		完売しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白	-				
PC-DTA17BSXNY		¥42,000 (税別)¥40,000	¥297 (税別)¥283	¥228 (税別)¥217	17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白					
PC-DTA17BSXN	完売しました。			17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白						
外付け装置											
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイエット、デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)付き	黒					
	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイエット、デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	黒		*1	*1	*1	
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイエット(2台目増設用)、デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ケーブル付き	黒		*1	*1	*1	
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	クワイエット、デバイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152) + シリコンケーブル(GH-LY7151)付き	黒		*4	*4	*4	
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	クワイエット、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + シリコンケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	*4	*4	
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	クワイエット 2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + シリコンケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	*4	*4	
	GHODK801-C000801	完売しました。			クワイエット、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デバイス最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒					
GHODK801-R000801	完売しました。			クワイエット、3U、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デバイス最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		*1	*1			
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 クワイエット,1U	黒		*1	*1	*1	
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	クワイエット,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒		*1	*1	*1	
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	クワイエット,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒		*1	*1	*1	
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	クワイエット,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒					
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	クワイエット,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒		*1	*1	*1	
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75001	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75161	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7524	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7724	¥417,900 (税別)¥398,000	¥2,617 (税別)¥2,492	¥1,960 (税別)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
	GH-BH7626T	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-					
	GH-BH7626T	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-					
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-					
	HT-4990-SW3250	(RSD)にご確認ください。			8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き	-					
HT-4990-SW3850	(RSD)にご確認ください。			16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	-						
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804),ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-CA02800	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804),デュアルコンドライブ,ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-RA00513	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804),シングルコンドライブ,320GB/160GBx3	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-RA00800	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804),シングルコンドライブ,ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-RA02514	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804),デュアルコンドライブ,320GB/160GBx3	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-RA02800	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804),デュアルコンドライブ,ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,3500GB/160GBx15	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE10563	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,2250GB/160GBx10	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE00553	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,1000GB/160GBx5	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE30543	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,2240GB/160GBx15	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE10533	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,1440GB/160GBx10	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE00523	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,640GB/160GBx5	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE00803	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	
	GHOCR804-LE00803	完売しました。			クワイエット,CR80(CR804Lite),シングルコンドライブ,ハードディスク搭載なし	黒		*1	*1	*1	

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7910X/GS-SCM7950X)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色別)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 PE	70 TE	70 VE	
外付け装置											
エントリー ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R11221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(146GBx3[SAS]) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒	-	*1	*1	*1	
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒	-	*1	*1	*1	
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒	-	*1	*1	*1	
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒	-	*1	*1	*1	
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(146GBx3[SAS]) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒	-	*1	*1	*1	
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒	-	*1	*1	*1	
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒	-	*1	*1	*1	
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20, 3.5インチ SAS 1/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒	-	*1	*1	*1	
	エントリー ストレージ(BR50)	GGOBRO50-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	-	BR50, 3.5インチ Fibre Channel 1/F, 4U RAIDコントローラ(250GBx5[シリアルATA]+x2) + Fibreケーブルx2	黒	-	-	-	-
	小型ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	完了しました。			SANRISE 9500V	-	-	-	-	-
ディスクレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-			Hitachi AMS/WMS	-	-	-	-	-	
ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-			SANRISE 9970V/9980V	-	-	-	-	-	
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, SCSI 1/Fケーブル	-	-	-	-	-	
	GV-FT1L230RF	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, Fibre Channel 1/Fケーブル	-	-	-	-	-	
	GH-SGVxx-SLx20xF	完了しました。			L20 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 20スロット, SCSI 1/Fケーブル	-	-	-	-	-	
ケーブル											
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用, 1.0m	-	-	-	-	-	
	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72チャンネル/LTOチャンネル/LTO5チャンネル装置接続用, 3.0m	-	-	-	-	-	
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-	-	-	-	-	
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-	-	-	-	-	
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-	-	-	-	-	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-	-	-	-	-	
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-	-	-	-	-	
	HT-F4063-KC5M	(RSD)にご確認ください。			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m ディスクレイシステム接続用	-	-	-	-	-	
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m ディスクレイシステム接続用	-	-	-	-		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m ディスクレイシステム接続用	-	-	-	-		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m ディスクレイシステム接続用	-	-	-	-		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m ディスクレイシステム接続用	-	-	-	-		
HT-F4063-KB20M	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m ディスクレイシステム接続用				-	-	-	-			
メンテナンスケーブル	GH-LY7151				¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GE/110HE/110KE/130/270/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/マルチポートディスクユニット(GHRR165)間接続用, 2.0m	-	-	-
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	-	-	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-	-	-	-	
	GH-LU7100	完了しました。			UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-	-	-	-	
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	-	*1	*1	*1	
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-	*1	*1	*1	
	GH-LK7300	完了しました。			キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-	*1	*1	*1	
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	コネクタ切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-	-	-	-	
	GH-LVK7103	完了しました。			コネクタ切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-	-	-	-	
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心保証(3年)用]	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, タワータイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	-	-	-	
	GH-SBUK7151S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, タワータイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	-	-	-	
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7216S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUK7150A03	完了しました。			1200VA/980W, タワータイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	-	-	-	
	GH-SBUK7150S23				1200VA/980W, タワータイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	-	-		
	GH-SBUR7215A03				1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7215S23				1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7131A03	完了しました。			2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7131S23				2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1	

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F4B)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				70 PE	70 TE	70 VE
無停電電源装置 [トライプル/期限 限定キャパシタ /標準用]	GH-SBUK7151A00	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7151S20	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒				
	GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7216S20	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	*1	*1	*1	
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1	*1	
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-			
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-			
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1
GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-	*1	*1	*1	
GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-	*1	*1	*1	
無停電電源装置 [トライプル/期限限定 キャパシタ/おまかせ 安心保証(3年)/標準用]	GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税別)¥245,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-				
	GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税別)¥295,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-				
	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税別)¥265,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税別)¥315,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-	*1	*1	*1	
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-	-			
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-	-			
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-	-	*1	*1	*1
GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHクライアント付き	-	-	*1	*1	*1	
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税別)¥18,000	¥123 (税別)¥117	¥97 (税別)¥92	UPSソフトウェア拡張ボード GH-SBUx7xxxx用	-				
	GH-BUA700				UPSソフトウェア拡張ボード GH-SBUx7xxxx用	-				
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税別)¥54,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	UPSソフトウェア拡張ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-				
	GH-BUA780				UPSソフトウェア拡張ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税別)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-				
	GHS-VSUUP83				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-				
	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-				
PowerMonitorHクライアント	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税別)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用, 10インチ GH-SBUx9151x用	-				
	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用, 10インチ GH-SBUx9150x用	-				
ラック関連										
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税別)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), ロントア(H「ラック」モデル「タイプ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		*1	*1	*1
	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), ロントア(H「ラック」モデル「タイプ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-	*1	*1	*1
	GH-SRK7166	¥135,450 (税別)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), ロントア(H「ラック」モデル「タイプ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		*1	*1	*1
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), ロントア(H「ラック」モデル「タイプ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-	*1	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税別)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		*1	*1	*1
	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RK7166	¥100,800 (税別)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		*1	*1	*1
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税別)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	-	*1	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税別)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒		*1	*1	*1
	GH-RS7385BK				38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RS7166	¥14,700 (税別)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒		*1	*1	*1
	GH-RS7165BK				16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税別)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-	*1	*1	*1
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税別)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) H「ラック」モデル「タイプ」	黒		*1	*1	*1
	GH-RD7385BK				38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) H「ラック」モデル「タイプ」	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RD7167	¥39,900 (税別)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) H「ラック」モデル「タイプ」	黒		*1	*1	*1
	GH-RD7165BK				16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) H「ラック」モデル「タイプ」	黒	-	*1	*1	*1
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税別)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用, HA8000専用ラック用)	黒		*1	*1	*1
	GH-RD7166BK				16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用, HA8000専用ラック用)	黒	-	*1	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税別)¥800	-	-	1U用	黒		*1	*1	*1
	GH-RP7011BK				1U用	黒	-	*1	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税別)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		*1	*1	*1
	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-	*1	*1	*1
	GH-RJ7000	¥16,800 (税別)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	-	*1	*1	*1

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	色	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				70 PE	70 TE	70 VE	
ラック関連											
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	-	*1	*1	*1	
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RK7001BK	完了しました。		-	キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 付き	黒	-	*1	*1	*1	
HUB収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RH7100BK	完了しました。		-	スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RH7201BK	完了しました。		-	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	-	*1	*1	*1	
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アットレット 6口、ブレーキスイッチ付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-AG7106	完了しました。		-	アットレット 6口、ブレーキスイッチ付き	黒	-	*1	*1	*1	
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。		-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1	
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RL7501	完了しました。		-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RL7500BK	完了しました。		-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	-	*1	*1	*1	
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RLK7220	完了しました。		-	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	黒	-	*1	*1	*1	
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-RLK7221	完了しました。		-	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	-	*1	*1	*1	
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル 切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7045) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SRLK72204	完了しました。		-	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	-	*1	*1	*1	
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7045), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SAT7044	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7085), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-SAT7084	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-	*1	*1	*1	
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-AU7620BK	完了しました。		-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒	-	*1	*1	*1	
ラック マウントキット	GS-AU7555	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, フロントパネル)	黒	-				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-AU7A10BK	完了しました。		-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-	*1	*1	*1	
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用「ジョ」品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-	*1	*1	*1	
	GH-AR7900BK	完了しました。		-	ラックキャビネットへの流通用「ジョ」品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-	*1	*1	*1	
その他											
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット, 4インチ用	黒	-				
	GH-AT7044	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット, 4インチ用	黒	-				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット, 8インチ用	黒	-				
	GH-AT7084	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット, 8インチ用	黒	-				

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/110W DE,EE,FE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色名)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				110 DE	110 EE	110 FE
メモリーボード	GS-MJ72562GEX GS-MJ72562G	完了しました。			256MB(256Mx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
メモリーボード	GS-MJ75122GEX GS-MJ75122G				512MB(256Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ701G2GEX GS-MJ701G2G	¥45,150 (税抜)¥43,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ702G2GEX GS-MJ702G2G	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ704G2GEX GS-MJ704G2G	¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
拡張ボード	SCSIボード	GS-CS7363EX GS-CS7363	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7542EX GS-CN7542	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-				
	GS-CN6552EX GS-CN6552	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-				
Fibre Channel ボード	GS-CC7224EX GS-CC7224	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用	-				
	GS-CC7233EX GS-CC7233	¥352,800 (税抜)¥336,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,I/Fコネクタタイプ:SFF BR50/ディスクレイドシステム接続用	-				
SVPボードセット	GS-SCM79002EEX GS-SCM79002E	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サーバスロット, BMCモジュール搭載時 電源ユニット + SVPレイドアダプタ付き	-				
	GS-SCM79002FEX GS-SCM79002F	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サーバスロット, BMCモジュール搭載時 電源ユニット + SVPレイドアダプタ付き	-				
	GS-SCM7950JEX GS-SCM7950J	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,サーバスロット, BMCモジュール搭載時 電源ユニット + SVPレイドアダプタ + リモートコントロール機能付き	-				
	GS-SCM7950KEX GS-SCM7950K	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,サーバスロット, BMCモジュール搭載時 電源ユニット + SVPレイドアダプタ + リモートコントロール機能付き	-				
BMCモジュール	GS-ES7402EX	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥210 (税抜)¥200	¥158 (税抜)¥150	ハードウェア管理モジュール,IPMI1.5準拠	-				
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120UDEX GS-SUH7120UD	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA,120GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-			
	GS-SUH7160UDEX GS-SUH7160UD	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
	GS-SUH7250UDEX GS-SUH7250UD	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
	GS-SUH7120UDEX GS-SUH7120UD	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA,120GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
	GS-SUH7160UDEX GS-SUH7160UD	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
	GS-SUH7250UDEX GS-SUH7250UD	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
	GS-SUH7120UDEX GS-SUH7120UDRX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA,120GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
	GS-SUH7160UDEX GS-SUH7160UDRX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
	GS-SUH7250UDEX GS-SUH7250UDRX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min SATA 1/フェーム付き	-				
内蔵CD-ROM	GS-SUC5524EEX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速	黒				
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050CEX	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速	黒				
ディスプレイ装置	ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			白	-			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白				
	PC-DTA15AXGS	完了しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白				
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白				
外付け装置	バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-R1BK000 GS0BS203-R2BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	バックアップ,ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152),バックアップユニット,バックアップケーブル付き	黒			
	DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 バックアップ,1U	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF GH-SGVxx-L116RF GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	-	バックアップ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装 バックアップ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装 バックアップ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒 黒 黒			
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH75001	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH75161	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7524	完了しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-				
	GH-BH7626T	完了しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-				
ロードバランサ	GVOLB151-X0n0n1	-	-	-	BIG-IP 1500	-				
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513 GHOCR804-RA00800 GHOCR804-RA02514 GHOCR804-RA02800	完了しました。			バックアップ,CR80(CR804),320GBレイ(160GBx3),単体接続用 バックアップ,CR80(CR804),ハードディスク搭載なし バックアップ,CR80(CR804),ディスクフォーマット,320GBレイ(160GBx3) バックアップ,CR80(CR804),ディスクフォーマット,ハードディスク搭載なし	黒 黒 黒 黒	- - - -			

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※F48)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				110 DE	110 EE	110 FE
外付け装置										
コンパクト ディスクレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	完了しました。			ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、3500GBプレイ(250GBx15)	黒	-			
	GHOCR804-LE10563		ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、2250GBプレイ(250GBx10)	黒	-					
	GHOCR804-LE00553		ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、1000GBプレイ(250GBx5)	黒	-					
	GHOCR804-LE30543		ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、2240GBプレイ(160GBx15)	黒	-					
	GHOCR804-LE10533		ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、1440GBプレイ(160GBx10)	黒	-					
	GHOCR804-LE00523		ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、640GBプレイ(160GBx5)	黒	-					
	GHOCR804-LE00803		ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シグナルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒	-					
エントリー ストレージ(BR50)	GG0BR050-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500		BR50、ラックタイプ、Fibre Channel 1/F、4U RAIDコントローラx2 + 1TBプレイ(250GBx5) [シリアルATA]+x2 + Fibreケーブルx2 SANRISE 9500V	黒	-			
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	完了しました。				-	-			
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	Hitachi AMS/WMS	-	-			
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-	-			
ケーブル										
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72フェンシブイーサー/LT0フェンシブイーサー接続用、3.0m	-	-			
	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	対応5Eシールドケーブル、5m	-	-			
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	対応5Eシールドケーブル、10m	-	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	対応5Eシールドケーブル、20m	-	-			
	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、3.0m CR80(CR804)接続用	-	-			
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、10.0m CR80(CR804)接続用	-	-			
	HT-F4063-KC5M	(RSD)にご確認ください。			2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、5.0m ディスプレイシステム接続用	-	-			
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、10.0m ディスプレイシステム接続用	-	-			
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、20.0m ディスプレイシステム接続用	-	-			
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、5.0m ディスプレイシステム接続用	-	-			
HT-F4063-KB10M	2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、10.0m ディスプレイシステム接続用				-	-				
HT-F4063-KB20M	2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、20.0m ディスプレイシステム接続用				-	-				
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110				¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用、3.0m	-	-
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-	-			
	GH-LU7100	完了しました。			UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-	-			
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用、0.7m	-	-			
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用、2.0m	-	-			
	GH-LK7300	完了しました。			キーボード/マウスケーブル延長用、2.0m	-	-			
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	コソール切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用、3.0m	-	-			
	GH-LVK7103	完了しました。			コソール切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用、3.0m	-	-			
無停電電源装置										
無停電電源装置 [おまかせ 安心保証(3年)用]	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-			
	GH-SBUR7216S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-			
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-			
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-			
	GH-SBUR7215A03	完了しました。			1200VA/980W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-			
	GH-SBUR7215S23				1200VA/980W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-			
	GH-SBUR7131A03				2250VA/2250W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-			
GH-SBUR7131S23	2250VA/2250W、ラックタイプ、納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き				黒	-				
GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税抜)¥129,000				¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-	
無停電電源装置 [トライプル /標準保証(3年)用]	GH-SBUR7216S20	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-			
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-			
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-			
	GH-SBUR7215A	完了しました。			1200VA/980W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-			
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-			
	GH-SBUR7131A				2250VA/2250W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [Windows2000/WindowsServer2003/Linux用、1.8m] 付き	黒	-			
	GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [1.8m]、PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	-			
無停電電源装置 [トライプル /おまかせ安心保証(3年) /標準保証(3年)用]	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [3.0m]、PowerMonitorH付き	-	-			
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [3.0m]、PowerMonitorH + PowerMonitorHディスプレイ付き	-	-			
	GH-SBUR9150S1	完了しました。			1500VA/1050W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [3.0m]、PowerMonitorH付き	-	-			
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W、ラックタイプ UPS接続ケーブル [3.0m]、PowerMonitorH + PowerMonitorHディスプレイ付き	-	-			

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				110 DE	110 EE	110 FE
無停電電源装置										
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSインタフェースボード拡張用ボード GH-SBUK7xxxx用	-	-			
	GH-BUA700	完了しました。			UPSインタフェースボード拡張用ボード GH-SBUK7xxxx用	-	-			
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSインタフェースボード拡張用ユニット、ラックキャビネット搭載用金具付き GH-SBUK7xxxx用	-	-			
	GH-BUA780	完了しました。			UPSインタフェースボード拡張用ユニット、ラックキャビネット搭載用金具付き GH-SBUK7xxxx用	-	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5)、UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-			
	GHS-VSUUP83	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4)、UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-			
	GHS-VSUUP82	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4)、UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-	-			
PowerMonitorソフトウェア	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアソフト用、10インチ GH-SBUx9151x用	-	-			
	GHS-VSUUP91	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェアソフト用、10インチ GH-SBUx9150x用	-	-			
ラック関連										
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハ)ンチングメッシュアライメント、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-			
	GH-SRK7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハ)ンチングメッシュアライメント、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-			
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハ)ンチングメッシュアライメント、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-			
	GH-SRK7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハ)ンチングメッシュアライメント、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-			
	GH-SRK7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7166	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	-			
	GH-RK7162BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	-			
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-			
	GH-RS7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-			
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-			
	GH-RS7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-			
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	黒	-			
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-			
	GH-RD7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-			
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-			
	GH-RD7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-			
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用、HA8000専用ラック用)	黒	-			
	GH-RD7166BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用、HA8000専用ラック用)	黒	-			
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	-			
	GH-RP7011BK	完了しました。			1U用	黒	-			
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-			
	GH-RJ7005BK	完了しました。			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-			
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	-			
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	-			
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	-			
	GH-RK7001BK	完了しました。			キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	-			
HUB収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	-			
	GH-RH7100BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626) 収納用	黒	-			
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	-			
	GH-RH7201BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	-			
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口、ブレーキ付き	黒	-			
	GH-AG7106	完了しました。			アクトレット 6口、ブレーキ付き	黒	-			
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A) 収納用ユニット	黒	-			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-			
	GH-RL7501	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-			
	GH-RL7500BK	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	-			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	黒	-			
	GH-RLK7220	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	黒	-			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	-			
	GH-RLK7221	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	-			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AIT045) 付き	黒	-			
	GH-SRLK72204	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AIT044) 付き	黒	-			
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	-			

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N:黒)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				110 DE	110 EE	110 FE
ラック関連										
コンソール切替 ユニットセット(4※-ト用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7045), 4※-ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	-			
	GH-SAT7044	完売しました。			KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7044), 4※-ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	-			
コンソール切替 ユニットセット(8※-ト用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7085), 8※-ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	-			
	GH-SAT7084	完売しました。			KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット(GH-AT7084), 8※-ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	-			
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4※-ト用)ラックマウントキット搭載用ラックマウント キット	黒	-			
	GH-AU7620BK	完売しました。			コンソール切替ユニット(4※-ト用)ラックマウントキット搭載用ラックマウント キット	黒	-			
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックマウントキット搭載用(固定金具付き)	黒	-			
	GH-AU7A10BK	完売しました。			汎用ラックマウントキット搭載用(固定金具付き)	黒	-			
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックマウントキットへの流通型「ジョイント搭載用ネジ」, ナット等のセット	黒	-			
	GH-AR7900BK	完売しました。			ラックマウントキットへの流通型「ジョイント搭載用ネジ」, ナット等のセット	黒	-			
その他										
コンソール切替 ユニット(4※-ト用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット, 4※-ト用	黒	-			
	GH-AT7044	完売しました。			KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット, 4※-ト用	黒	-			
コンソール切替 ユニット(8※-ト用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット, 8※-ト用	黒	-			
	GH-AT7084	完売しました。			KB/マウス/キーボード/マウス収納ユニット, 8※-ト用	黒	-			

HA8000/110W GE, HE, KE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				110 GE	110 HE	110 KE
プロセッサ										
プロセッサ	GS-ECSPX3P0SC	¥79,800 (税抜)¥76,000	¥533 (税抜)¥508	¥402 (税抜)¥383	Xeon 5050(3GHz)/FSB:677MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-				
	GS-ECSPX3P2SC	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥700 (税抜)¥667	¥525 (税抜)¥500	Xeon 5060(3.20GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-				
	GS-ECSPX3P7SC	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825	Xeon 5080(3.73GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-				
	GS-ECSPX3P0TCEX	¥189,000 (税抜)¥180,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-				
	GS-ECSPX3P0TC									
メモリーボード										
メモリーボード	GS-MJ701G2EEX	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-				
	GS-MJ702G2EEX	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥638 (税抜)¥608	¥481 (税抜)¥458	2GB(1GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-				
	GS-MJ704G2EEX	¥343,350 (税抜)¥327,000	¥2,292 (税抜)¥2,183	¥1,724 (税抜)¥1,642	4GB(2GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-				
	GS-MJ701G2E									
	GS-MJ702G2E									
拡張ボード										
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7261EX	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI, Ultra320 SCSI, 1f+1f補, キャッシュ64MB	-				
	GS-CA7261									
SCSIボード	GS-CS7363EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI, Ultra320 SCSI, 1f+1f補 LowProfile PCI 1x16及びフルサイズ PCI 1x16搭載対応用	-				
	GS-CS7363									
LANボードセット	GS-SCN7542EX	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI, 1000BASE-T LowProfile PCI 1x16及びフルサイズ PCI 1x16搭載対応用	-				
	GS-SCN7542									
LANボード	GS-CN7542	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI, フルサイズ, 1000BASE-T フルサイズ PCI 1x16搭載現地増設用	-				
	GS-CN7543	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI, LowProfile, 1000BASE-T LowProfile PCI 1x16搭載現地増設用	-				
LANボードセット	GS-SCN6552EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI, 1000BASE-T, 2Port LowProfile PCI 1x16及びフルサイズ PCI 1x16搭載対応用	-				
	GS-CN6552									
LANボード	GS-CN6552	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI, フルサイズ, 1000BASE-T, 2Port フルサイズ PCI 1x16搭載現地増設用	-				
	GS-CN6553	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI, LowProfile, 1000BASE-T, 2Port LowProfile PCI 1x16搭載現地増設用	-				
LANボードセット	GS-SCN7572EX	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1), フルサイズ, 1000BASE-T LowProfile PCI 1x16及びフルサイズ PCI 1x16搭載対応用	-				
	GS-CN7572									
LANボード	GS-CN7572	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1), フルサイズ, 1000BASE-T フルサイズ PCI 1x16搭載現地増設用	-				
	GS-CN7573	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1), フルサイズ, 1000BASE-T LowProfile PCI 1x16搭載現地増設用	-				
SASボード	GS-CE7101EX	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450	PCI Express(x8), SAS, 12Gbps BR20接続用	-				
	GS-CE7101									
Fibre Channel ボード	GS-CO7224EX	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X, FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 2Gbps, 1/Fコネクタタイプ: SFF CR80(CR80A)接続用	-				
	GS-CO7224									
	GS-CO7223EX	¥352,800 (税抜)¥336,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683	PCI-X, FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 2Gbps, 1/Fコネクタタイプ: SFF BR50/デッドラインタイプ/シフト接続用	-				
	GS-CO7223									
	GS-CO7421EX	¥486,700 (税抜)¥464,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4), FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 4Gbps, 1/Fコネクタタイプ: SFF BR50/デッドラインタイプ/シフト接続用	-				
SVPボードセット	GS-CO7402EX	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥6,143 (税抜)¥5,890	¥4,612 (税抜)¥4,392	PCI Express(x4), FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 4Gbps, 1/Fコネクタタイプ: SFF デュアルポート, BR50/デッドラインタイプ/シフト接続用	-				
	GS-CO7402									
	GS-SCM79002GEX	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI, サブDタイプ, LowProfile PCI 1x16及びフルサイズ PCI 1x16搭載対応用	-				
	GS-SCM79002G									
	GS-SCM79012G	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI, サブDタイプ, LowProfile PCI 1x16搭載現地増設用 電源ユニット + SVP対応のDタイプ付き	-				
Riser Card	GS-SCM79102GEX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI, フルサイズ, サブDタイプ 電源ユニット + SVP対応のDタイプ + 外部筐体電源連動機能付き	-				
	GS-SCM79102G									
	GS-SCM7950LEX	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	PCI, フルサイズ, サブDタイプ 電源ユニット + SVP対応のDタイプ + 外部筐体電源連動機能 + 非トコノ機能付き	-				
	GS-SCM7950L									
	GS-E57501EX	¥5,250 (税抜)¥5,000	¥35 (税抜)¥33	¥26 (税抜)¥25	PCI Express(x8) 1x16, PCI-X 1x16 Riser Card	-				
システム装置内蔵デバイス	GS-E57501									
	GS-E57510EX	¥5,250 (税抜)¥5,000	¥35 (税抜)¥33	¥26 (税抜)¥25	PCI Express(x8) 2x16 Riser Card	-				
GS-E57510										
システム装置内蔵デバイス										
内蔵ハードディスク	GS-UH70733CEX	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI, 73GB, 10000r/min	-				
	GS-UH70733CRX									
	GS-UH70733C	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI, 146GB, 10000r/min	-				
内蔵CD-ROM セット	GS-UH71463CEX	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI, 300GB, 10000r/min	-				
	GS-UH71463CRX									
	GS-UH71463C									
内蔵DVD-ROM セット	GS-UH70733DEX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI, 73GB, 15000r/min	-				
	GS-UH70733DRX									
	GS-UH70733D									
内蔵CD-ROM セット	GS-UH71463DEX	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI, 146GB, 15000r/min	-				
	GS-UH71463DRX									
	GS-UH71463D									
内蔵DVD-ROM セット	GS-UH70733UEX	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI, 73GB, 10000r/min	-				
	GS-UH70733URX									
	GS-UH70733U	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI, 146GB, 10000r/min	-				
電源ユニット	GS-UH73003CEX	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI, 300GB, 10000r/min	-				
	GS-UH73003CRX									
	GS-UH73003C									
電源ユニット	GS-UH707330EX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI, 73GB, 15000r/min	-				
	GS-UH707330DRX									
	GS-UH707330D									
電源ユニット	GS-UH714630EX	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI, 146GB, 15000r/min	-				
	GS-UH714630DRX									
	GS-UH714630D									
電源ユニット	GS-UH707330UEX	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS, 73GB, 15000r/min	-				
	GS-UH707330URX									
	GS-UH707330U									
電源ユニット	GS-UH714630UEX	¥90,300 (税抜)¥86,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS, 146GB, 15000r/min	-				
	GS-UH714630URX									
	GS-UH714630U									
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524EEX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 24倍速	黒				
	GS-SUC5524E									
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050CEX	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM: ATAPI, DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速	黒				
	GS-SUV5050C									
電源ユニット										
電源ユニット	GS-BP2250EX	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源	-				
	GS-BP2250									

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※F48)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				110 GE	110 HE	110 KE	
ディスプレイ装置											
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型加-マルチタッチ、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白	-				
液晶ディスプレイ装置	PC-DT15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFT加-, 640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白					
	PC-DT15AXGS				15型TFT加-, 640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白					
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFT加-, 640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白	-				
	PC-DT17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFT加-, 640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白					
	PC-DT17BSXN	完了しました。			17型TFT加-, 640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白					
	完了しました。										
外付け装置											
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ラックタイプ、デハイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	黒					
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税抜)¥61,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ラックタイプ(2台目増設用)、デハイス搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ケーブル付き	黒					
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥368 (税抜)¥350	¥280 (税抜)¥267	ラックタイプ、4U、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + ホットスワップ(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	*4	*4	
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥428 (税抜)¥408	¥323 (税抜)¥308	ラックタイプ、2台目増設用、デハイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + ホットスワップ(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	*4	*4	
ディスクユニット セット(DK801)	GH0DK801-R000801	完了しました。			ラックタイプ、3U、デハイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デハイス最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	-				
D A T 7 2 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	- DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続、10連装 ラックタイプ、1U	黒					
L T Oチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF GH-SGVxx-L116RF GH-SGVxx-L110RF	- - -	- - -	- - -	- ラックタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、8連装 - ラックタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、16連装 - ラックタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒 黒 黒					
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75001	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
	GH-BH7626T	完了しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-					
	完了しました。										
ロードバランサ	GV0LB151-X0nnnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-					
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx8付き	-	-				
	HT-4990-SW3850	(RSD)にご確認ください。			16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx16付き	-	-				
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513				ラックタイプ、CR80(CR804)、320GBx1(160GBx3)、単体接続用	黒	-				
	GHOCR804-RA00800				ラックタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒	-				
	GHOCR804-RA02514				ラックタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GBx1(160GBx3)	黒	-				
	GHOCR804-RA02800				ラックタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒	-				
	完了しました。										
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR60(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573				ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GBx1(250GBx15)	黒	-				
	GHOCR804-LE10563				ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GBx1(250GBx10)	黒	-				
	GHOCR804-LE00553				ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GBx1(250GBx5)	黒	-				
	GHOCR804-LE30543				ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GBx1(160GBx15)	黒	-				
	GHOCR804-LE10533				ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GBx1(160GBx10)	黒	-				
	GHOCR804-LE00523				ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GBx1(160GBx5)	黒	-				
	GHOCR804-LE00803				ラックタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒	-				
	完了しました。										
エントリー ディスクアレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R111221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1 + 292GBx1(146GBx3[SAS1]) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、シリアルATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1	黒					
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、シリアルATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1	黒					
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2 + 292GBx1(146GBx3[SAS1]) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、シリアルATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2	黒					
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20、ラックタイプ、SAS 1/F、シリアルATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2	黒					
	完了しました。										
	エントリー ストレージ(BR50)	GG0BR050-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	-	BR50、ラックタイプ、Fibre Channel 1/F、4U RAIDコントローラ-x2 + 1TBx1(250GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスクx1 + Fibreケーブルx2	黒				
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx 9500V)	完了しました。			SANRISE 9500V	-				
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS)	-	-	-	Hitachi AMS/WMS	-					
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	JA-65x2-x 9900V)	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-					
ケーブル											
S C S Iケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用、1.0m	-					
	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72フェンダ/レ/LTOフェンダ/レ-装置接続用、3.0m	-					
L A N ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル、5m	-					
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル、10m	-					
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル、20m	-					

*4: SVPボードセット(GS-SCM7910x/GS-SCM7950x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				110 GE	110 HE	110 KE	
ケーブル											
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LIC-LC光ケーブル],3.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LIC-LC光ケーブル],10.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	HT-F4063-KC5M	(RSD)にご確認ください。	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LIC-LC光ケーブル],5.0m ディスプレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC10M		-	-	2G Fibre Channelケーブル[LIC-LC光ケーブル],10.0m ディスプレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC20M		-	-	2G Fibre Channelケーブル[LIC-LC光ケーブル],20.0m ディスプレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB5M		-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SC光ケーブル],5.0m ディスプレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB10M		-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SC光ケーブル],10.0m ディスプレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB20M		-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SC光ケーブル],20.0m ディスプレイシステム接続用	-	-				
メンテナンスケーブル	GH-LV7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GE/110HE/110KE/130/270/CR80(CR804)/ディスプレイユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHRR165) - CR80(CR804)/ディスプレイユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHRR165)間接続用,2.0m	-	-				
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用,3.0m	-	-				
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-	-				
	GH-LU7100	完了しました。			UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-	-				
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-	-				
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	-	-				
	GH-LK7300	完了しました。			キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	-	-				
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	コソル切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-	-				
	GH-LVK7103	完了しました。			コソル切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-	-				
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7216S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215A03	完了しました。	-	-	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215S23		-	-	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131A03		-	-	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131S23		-	-	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税抜)¥129,000		¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
GH-SBUR7216S20	¥135,450 (税抜)¥129,000		¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
無停電電源装置 [トライプル/期限 限定ケーブル/おまかせ 安心ケーブル(3年)/標準ケーブル]	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215A	完了しました。	-	-	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215S2		-	-	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131A		-	-	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131S2		-	-	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR9151S1		¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-	-			
	GH-SBUR9151S2		¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-	-			
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケーブルスロット拡張用カード GH-SBUx7xxxx用	-	-				
	GH-BUA700	完了しました。			UPSケーブルスロット拡張用カード GH-SBUx7xxxx用	-	-				
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケーブルスロット拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-	-				
	GH-BUA780	完了しました。			UPSケーブルスロット拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUJP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-				
	GHS-VSUJP83	完了しました。	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-				
	GHS-VSUJP82		-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-	-				
PowerMonitorHクワイアント	GHS-VSUJP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用,105インチ GH-SBUx9151x用	-	-				
	GHS-VSUJP91	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用,105インチ GH-SBUx9150x用	-	-				
ラック関連											
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ラックタイプ), ラックサイドラック(2枚1組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ラックタイプ), ラックサイドラック(2枚1組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ラックタイプ), ラックサイドラック(2枚1組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ラックタイプ), ラックサイドラック(2枚1組)のセット	黒	-				

分類	形名	希望小売価格 (税別)標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				110 GE	110 HE	110 KE
ラック関連										
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7166	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-			
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	-			
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-			
	GH-RS7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-			
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-			
	GH-RS7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-			
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒	-			
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリータイプ	黒	-			
	GH-RD7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリータイプ	黒	-			
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリータイプ	黒	-			
	GH-RD7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリータイプ	黒	-			
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	-			
	GH-RD7166BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	-			
ブラックパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	-			
	GH-RP7011BK	完了しました。			1U用	黒	-			
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-			
	GH-RJ7005BK	完了しました。			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-			
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	-			
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	-			
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	-			
	GH-RK7001BK	完了しました。			キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	-			
HUB 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	-			
	GH-RH7100BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	-			
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	-			
	GH-RH7201BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	-			
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトット 6口,フレイクタイプ付き	黒	-			
	GH-AG7106	完了しました。			アクトット 6口,フレイクタイプ付き	黒	-			
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A) 収納用ユニット	黒	-			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS,PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-			
	GH-RL7501	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS,PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-			
	GH-RL7500BK	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	-			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U	黒	-			
	GH-RLK7220	完了しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U	黒	-			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8*トコナル切替 ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 8*トコナル切替ユニット付き	黒	-			
	GH-RLK7221	完了しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 8*トコナル切替ユニット付き	黒	-			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4*トコナル 切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 4*トコナル切替ユニット(GH-AT7045)付き	黒	-			
	GH-SRLK72204	完了しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 4*トコナル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒	-			
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	-			
コンソール切替 ユニットセット(4*トコナル 切替ユニット付き)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4*トコナル,2U ラックユニット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	-			
	GH-SAT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4*トコナル,2U ラックユニット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	-			
コンソール切替 ユニットセット(8*トコナル 切替ユニット付き)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8*トコナル,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	-			
	GH-SAT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8*トコナル,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	-			
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4*トコナル)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4*トコナル)を2台搭載可能	黒	-			
	GH-AU7620BK	完了しました。			コンソール切替ユニット(4*トコナル)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4*トコナル)を2台搭載可能	黒	-			
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-			
	GH-AU7A10BK	完了しました。			汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-			
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通パネーション品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	-			
	GH-AR7900BK	完了しました。			ラックキャビネットへの流通パネーション品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	-			
その他										
コンソール切替 ユニット(4*トコナル 切替ユニット)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4*トコナル	黒	-			
	GH-AT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4*トコナル	黒	-			
コンソール切替 ユニット(8*トコナル 切替ユニット)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8*トコナル	黒	-			
	GH-AT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8*トコナル	黒	-			

HA8000/130W AE, BE, CE, DE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置			
			維持保守	出張修理			RoHS 対応	130 AE	130 BE	130 CE
プロセッサ プロセッサ	GS-ECSPX3P0SAEX	¥79,800 (税抜)¥76,000	¥533 (税抜)¥508	¥402 (税抜)¥383	Xeon 5050(3GHz)/FSB:677MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-				
	GS-ECSPX3P2SAEX	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥700 (税抜)¥667	¥525 (税抜)¥500	Xeon 5060(3.20GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-				
	GS-ECSPX3P7SAEX	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825	Xeon 5080(3.73GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-				
	GS-ECSPX3P0TAEX	¥189,000 (税抜)¥180,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-				
	GS-ECSPX3P2TAEX									
	GS-ECSPX3P0TA									
メモリーボード メモリーボード	GS-MJ701G2EEX	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-				
	GS-MJ702G2EEX	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥638 (税抜)¥608	¥481 (税抜)¥458	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-				
	GS-MJ704G2EEX	¥343,350 (税抜)¥327,000	¥2,292 (税抜)¥2,183	¥1,724 (税抜)¥1,642	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-				
	GS-MJ702G2E									
	GS-MJ704G2E									
拡張ボード ディスクアレイ コントローラボード S C S Iボード LANボード S A Sボード Fibre Channel ボード S V Pボードセット	GS-CA7261EX	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI,Ultra320 SCSI,1f1r1h,キャッシュ64MB	-				
	GS-CA7261									
	GS-CS7363EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1f1r1h	-				
	GS-CS7363									
	GS-CN7542EX	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,LAN-7542,1000BASE-T	-				
	GS-CN7542									
	GS-CN6552EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,LAN-7542,1000BASE-T,2Port	-				
	GS-CN6552									
	GS-CN7572EX	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),LAN-7542,1000BASE-T	-				
	GS-CN7572									
	GS-CE7101EX	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450	PCI Express(x8),SAS,12Gbps BR20接続用	-				
	GS-CE7101									
GS-CC7224EX	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:SF CR80(CR804)/大型テープドライブ装置接続用	-					
GS-CC7224										
GS-CC7223EX	¥352,800 (税抜)¥336,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:SF BR50/ディスクレイトアップ接続用	-					
GS-CC7223										
GS-CO7421EX	¥866,700 (税抜)¥854,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel:SF BR50/ディスクレイトアップ接続用	-					
GS-CO7421										
GS-CC7402EX	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥6,143 (税抜)¥5,802	¥4,612 (税抜)¥4,392	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel:SF ディスクレイトアップ接続用	-					
GS-CC7402										
GS-SCM79002HEX	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,LAN-7542,9.6Tbps 電源ユニット + SVPR1707の交換	-					
GS-SCM79002H										
GS-SCM79102HEX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,LAN-7542,9.6Tbps 電源ユニット + SVPR1707の交換 + 外部筐体電源連動機能付き	-					
GS-SCM79102H										
GS-SCM7950MEX	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	PCI,LAN-7542,9.6Tbps 電源ユニット + SVPR1707の交換 + 外部筐体電源連動機能 + 冷却ファン機能付き	-					
GS-SCM7950M										
システム装置内蔵デバイス 内蔵ハードディスク	GS-UH70733EEX	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-				
	GS-UH70733ERX									
	GS-UH70733E									
	GS-UH71463EEX	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-				
	GS-UH71463ERX									
	GS-UH71463E									
	GS-UH73003EEX	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-				
	GS-UH73003ERX									
	GS-UH73003E									
	GS-UH70733FEX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-				
	GS-UH70733FRX									
	GS-UH70733F									
	GS-UH71463FEX	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-				
	GS-UH71463FRX									
	GS-UH71463F									
	GS-UH70733VEX	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-				
	GS-UH70733VRX									
	GS-UH70733V									
	GS-UH71463VEX	¥90,300 (税抜)¥86,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS,146GB,15000r/min	-				
	GS-UH71463VRX									
	GS-UH71463V									
	内蔵CD-ROM 内蔵DVD-ROM 内蔵DVD-RAM 内蔵光磁気ディスク セット 内蔵DATAセット (DAT72) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GS-UC5524EX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥105 (税抜)¥100	¥79 (税抜)¥75	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速	黒			
GS-UV5050EX		¥36,750 (税抜)¥35,000	¥245 (税抜)¥233	¥184 (税抜)¥175	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速	黒				
GS-UV7090EX		¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64bit OS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未サポート	黒				
GS-UV7090										
GS-SUM5643DEX		¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒				
GS-SUM5643D										
GS-SUD77345RF3EX		¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUD77345RD3EX		¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77345R03EX		¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUD77345N03EX		¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77345003EX		¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒				
GS-SUD77345RFIEX		¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUD77345RFIIEX										
GS-SUD77345RDIIEX		¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77345R0IIEX		¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUD77345N0IIEX		¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD7734500IIEX		¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 付/付(HS-4/170S)x10巻付き	黒				
GS-SUD77345RF0IIEX		¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUD77345RD0IIEX	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUD77345R00IIEX	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUD77345N00IIEX	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77345000IIEX	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				130 AE	130 BE	130 CE	130 DE
システム装置内蔵デバイス											
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72) 【おまかせ 安心行 〓(3年)用】	GS-SUD77464RF3EX	¥814,800 (税別)¥776,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77464RD3EX	¥738,150 (税別)¥703,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77464R03EX	¥672,000 (税別)¥640,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77464N03EX	¥661,500 (税別)¥630,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77464003EX	¥537,600 (税別)¥512,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x60巻(20巻/年)付き	黒					
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72) 【ﾄﾞﾗｲﾌﾞ行 〓/期限 限定ｷｬﾝﾊﾟｰﾝ行 〓 /標準行 〓用】	GS-SUD77464RFWEX	¥667,800 (税別)¥636,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77464RDWEX	¥591,150 (税別)¥563,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77464R0WEX	¥526,000 (税別)¥500,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77464N0WEX	¥514,500 (税別)¥490,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD7746400WEX	¥390,600 (税別)¥372,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x20巻付き	黒					
	GS-SUD77464RF0EX	¥594,300 (税別)¥566,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77464RD0EX	¥517,650 (税別)¥493,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77464R00EX	¥451,500 (税別)¥430,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77464N00EX	¥441,000 (税別)¥420,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77464000EX	¥317,100 (税別)¥302,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x20巻付き	黒					
	内蔵A I Tセット (AIT-2) 【おまかせ 安心行 〓(3年)用】	GS-SUS75113RF3EX	¥590,100 (税別)¥562,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUS75113RD3EX	¥513,450 (税別)¥489,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUS75113R03EX	¥447,300 (税別)¥426,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUS75113N03EX	¥428,400 (税別)¥408,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75113003EX		¥312,900 (税別)¥298,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒					
内蔵A I Tセット (AIT-2) 【ﾄﾞﾗｲﾌﾞ行 〓/期限 限定ｷｬﾝﾊﾟｰﾝ行 〓 /標準行 〓用】	GS-SUS75113RFWEX	¥485,100 (税別)¥462,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113RDWEX	¥408,450 (税別)¥389,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R0WEX	¥342,300 (税別)¥326,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N0WEX	¥323,400 (税別)¥308,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS7511300WEX	¥207,900 (税別)¥198,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(SDX2-50C)x10巻付き	黒					
	GS-SUS75113RF0EX	¥432,600 (税別)¥412,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113RD0EX	¥355,950 (税別)¥339,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R00EX	¥289,800 (税別)¥276,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N00EX	¥270,900 (税別)¥258,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS75113000EX	¥155,400 (税別)¥148,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(170S)x10巻付き	黒					
	内蔵L T Oセット (Ultra160 〓-ﾌﾗｲﾄ) 【おまかせ 安心行 〓(3年)用】	GS-SUU72025RF3EX	¥1,125,600 (税別)¥1,072,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU72025RD3EX	¥1,048,950 (税別)¥999,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUU72025R03EX	¥982,800 (税別)¥936,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUU72025N03EX	¥972,300 (税別)¥926,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU72025003EX		¥848,400 (税別)¥808,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒					
GS-SUU72026RF3EX		¥1,125,600 (税別)¥1,072,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUU72026RD3EX		¥1,048,950 (税別)¥999,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU72026R03EX		¥982,800 (税別)¥936,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUU72026N03EX		¥972,300 (税別)¥926,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026003EX		¥848,400 (税別)¥808,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒					
内蔵L T Oセット (Ultra160 〓-ﾌﾗｲﾄ) 【ﾄﾞﾗｲﾌﾞ行 〓/期限 限定ｷｬﾝﾊﾟｰﾝ行 〓 /標準行 〓用】		GS-SUU72025RFWEX	¥768,600 (税別)¥732,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU72025RDWEX	¥691,950 (税別)¥659,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUU72025R0WEX	¥625,800 (税別)¥596,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUU72025N0WEX	¥615,300 (税別)¥586,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU7202500WEX	¥491,400 (税別)¥468,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LT0(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,〓-ﾌﾗｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ(LTOU2/200)x10巻付き	黒					

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※44)	システム装置				
			維持保守	出張修理			RoHS 対応	130 AE	130 BE	130 CE	130 DE
システム装置内蔵デバイス											
内蔵LTOセット (Ultrium2 7L/10L) 【トライプル/期限 限定キャンペーン/標準行/用】	GS-SUU72025RFOEX GS-SUU72025RFO	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU72025RDOEX GS-SUU72025RDO	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72025R00EX GS-SUU72025R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU72025N00EX GS-SUU72025N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU72025000EX GS-SUU72025000	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
	GS-SUU72026RFWEX GS-SUU72026RFW	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows				
	GS-SUU72026RDWEX GS-SUU72026RDW	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows				
	GS-SUU72026R00EX GS-SUU72026R00	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows				
	GS-SUU72026N00EX GS-SUU72026N00	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows				
	GS-SUU72026000EX GS-SUU72026000	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻付き	黒					
	GS-SUU72026RFOEX GS-SUU72026RFO	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU72026RDOEX GS-SUU72026RDO	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72026R00EX GS-SUU72026R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU72026N00EX GS-SUU72026N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU72026000EX GS-SUU72026000	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7L/10L),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7L/10L) 【おまかせ 安心行/3年用】	GS-SUU72125RF3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU72125RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUU72125R03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUU72125N03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
		GS-SUU72125003EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒				
		GS-SUU72126RF3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows			
		GS-SUU72126RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows			
		GS-SUU72126R03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows			
		GS-SUU72126N03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows			
		GS-SUU72126003EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7L/10L) 【トライプル/期限 限定キャンペーン/標準行/用】	GS-SUU72125RFWEX GS-SUU72125RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows			
		GS-SUU72125RDWEX GS-SUU72125RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows			
GS-SUU72125R00EX GS-SUU72125R00					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72125N00EX GS-SUU72125N00					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72125000EX GS-SUU72125000					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
GS-SUU72125RFOEX GS-SUU72125RFO					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72125RDOEX GS-SUU72125RDO					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72125R00EX GS-SUU72125R00					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72125N00EX GS-SUU72125N00					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72125000EX GS-SUU72125000					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
GS-SUU72126RFWEX GS-SUU72126RFW					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72126RDWEX GS-SUU72126RDW					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72126R00EX GS-SUU72126R00					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows				
GS-SUU72126N00EX GS-SUU72126N00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows					
GS-SUU72126000EX GS-SUU72126000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒						

完了しました。

分類	形名	希望小売価格 (税別)※標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 対応	システム装置										
			維持保守	出張修理				130 AE	130 BE	130 CE	130 DE							
システム装置内蔵デバイス																		
内蔵LTOセット (Ultrium3フルセット) 【ドライブ1個/1年/期間 限定キャンペーン付 標準付1個用】	GS-SU074026RFWEX GS-SU074026RFW	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5	for Windows										
	GS-SU074026RDWEX GS-SU074026RDW	¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5	for Windows										
	GS-SU074026R0WEX GS-SU074026R0W	¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5	for Windows付き										
	GS-SU074026N0WEX GS-SU074026N0W	¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライア(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒												
	GS-SU07402600WEX GS-SU07402600W	¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライア(LTOU3/400)x10巻付き	黒												
	GS-SU074026RF0EX GS-SU074026RF0	¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒												
	GS-SU074026RD0EX GS-SU074026RD0	¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒												
	GS-SU074026R00EX GS-SU074026R00	¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒												
	GS-SU074026N00EX GS-SU074026N00	¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒												
	GS-SU074026000EX GS-SU074026000	¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒												
	電源ユニット																	
	電源ユニット	GS-BP2260EX GS-BP2260	¥78,750 (税別)¥75,000	¥525 (税別)¥500	¥394 (税別)¥375	冗長化電源	-											
	ディスプレイ装置																	
	ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完売しました。			15型ワイド液晶パネル、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白	-										
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税別)¥37,000	¥280 (税別)¥267	¥210 (税別)¥200	15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白												
	PC-DTA15AXGS	完売しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白												
	PC-DT3158	完売しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白												
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税別)¥40,000	¥297 (税別)¥283	¥228 (税別)¥217	17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白												
	PC-DTA17BSXN	完売しました。			17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白												
外付け装置																		
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、デハイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)付き	黒												
	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、デハイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	黒												
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク(2台目増設用)、デハイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152)、ラック搭載ケーブル付き	黒												
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	クワイク、デハイ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152) + シンクスケーブル(GH-LY7151)付き	黒				*4			*4					
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	クワイク、4U、デハイ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + シンクスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒				*4			*4					
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	クワイク 2台目増設用、デハイ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + シンクスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒				*4			*4					
	GHODK801-C000801 GHODK801-R000801	完売しました。			クワイク、デハイ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デハイ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒												
DAT72 チェンジャー LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	-DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 クワイク,1U	黒												
	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	-クワイク, LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB),8連装	黒												
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	-クワイク, LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB),16連装	黒												
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	-クワイク, LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB),10連装	黒												
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	-クワイク, LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB),10連装	黒												
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-												
	GH-BH75001	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-												
	GH-BH75161	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	-												
	GH-BH7524	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps)	-												
	GH-BH7724	¥417,900 (税別)¥398,000	¥2,617 (税別)¥2,492	¥1,960 (税別)¥1,887	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-												
	GH-BH7626T	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-												
	GH-BH7626T	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-												
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-												
	HT-4990-SW3250 HT-4990-SW3850	(RSD)にご確認ください。			8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き 16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-												
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	完売しました。			クワイク, CR80(CR804), ノードディスク搭載なし	黒												
	GHOCR804-CA02800	完売しました。			クワイク, CR80(CR804), デュアルコントローラ、ノードディスク搭載なし	黒												
	GHOCR804-RA00513	完売しました。			クワイク, CR80(CR804), シングルコントローラ、320GB/160GBx3	黒												
	GHOCR804-RA00800	完売しました。			クワイク, CR80(CR804), シングルコントローラ、ノードディスク搭載なし	黒												
	GHOCR804-RA02514	完売しました。			クワイク, CR80(CR804), デュアルコントローラ、320GB/160GBx3	黒												
	GHOCR804-RA02800	完売しました。			クワイク, CR80(CR804), デュアルコントローラ、ノードディスク搭載なし	黒												
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、3500GB/1750GBx15	黒												
	GHOCR804-LE10563	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、2250GB/1125GBx10	黒												
	GHOCR804-LE00553	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、1000GB/500GBx5	黒												
	GHOCR804-LE30543	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、2240GB/1120GBx15	黒												
	GHOCR804-LE10533	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、1440GB/720GBx10	黒												
	GHOCR804-LE00523	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、640GB/320GBx5	黒												
	GHOCR804-LE00803	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、ノードディスク搭載なし	黒												
	GHOCR804-LE00803	完売しました。			クワイク, CR80(CR804Lite), シングルコントローラ、ノードディスク搭載なし	黒												

*4: SVPボードセット(GS-SCM7910x/GS-SCM7950x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V48)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				130 AE	130 BE	130 CE	130 DE
外付け装置											
エントリー ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R11221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1 + 292GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1	黒					
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1	黒					
	GHOBRO20-R122222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2 + 292GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2	黒					
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20, 3.5インチ, SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2	黒					
	エントリー ストレージ(BR50)	GGOBRO50-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	-	BR50, 3.5インチ, Fibre Channel I/F, 4U RAIDコントローラx2 + 1TBx1(250GBx5[シリアルATA]+x2'ディスクx1) + Fibreケーブルx2	黒				
	小型ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE 9500V	-	-			
ディスクレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	Hitachi AMS/WMS	-	-				
ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-	-				
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, SCSI I/Fケーブル	-	-				
	GV-FT1L230RF	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, Fibre Channel I/Fケーブル	-	-				
	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	-	L20 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 20スロット, SCSI I/Fケーブル	-	-				
大型テープ ライブラリ装置	GV-FT1L500BM50	-	-	-	L500 最大LTOx18ドライブ, 529スロット, Fibre Channel I/Fケーブル	-	-				
	HT-4697-L700A	-	-	-	L700A 最大LTOx20ドライブ, 678スロット, Fibre Channel I/Fケーブル	-	-				
ケーブル											
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用, 1.0m	-	-				
	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72チャンネル/LTOチャンネル/ライブラリ装置接続用, 3.0m	-	-				
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-	-				
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-	-				
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-	-				
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	HT-F4063-KC5M	-	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m ディスクレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC10M	-	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m ディスクレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC20M	-	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m ディスクレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB5M	-	-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m ディスクレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB10M	-	-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m ディスクレイシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB20M	-	-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m ディスクレイシステム接続用	-	-				
メンテナンスケーブル	GH-LY7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GE/110HE/110KE/130/270/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブル デバイスユニット(GHORR165) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルデバイスユニット(GHORR165)間接続用, 2.0m	-	-				
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	-				
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-				
	GH-LU7100	-	-	-	UPS I/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	-				
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	-				
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-				
	GH-LK7300	-	-	-	キーボードケーブル延長用, 2.0m	-	-				
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	コソル切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-				
	GH-LVK7103	-	-	-	コソル切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-	-				
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7151S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7216S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUK7150A03	-	-	-	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUK7150S23	-	-	-	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215A03	-	-	-	1200VA/980W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215S23	-	-	-	1200VA/980W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131A03	-	-	-	2250VA/2250W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131S23	-	-	-	2250VA/2250W, 3.5インチ, 納入後2年経過時リプレイ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F48)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				130 AE	130 BE	130 CE	130 DE
無停電電源装置 無停電電源装置 [トライバル/期限 限定キャパシタ/標準/専用]	GH-SBUK7151A00	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7151S20	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7216S20	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒					
	GH-SBUK7150A				1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUK7150S2				1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215A				1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7215S2				1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
GH-SBUR7131A				2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-					
GH-SBUR7131S2				2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-					
無停電電源装置 [トライバル/期限限定 キャパシタ/おまかせ 安心/3年/標準/専用]	GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税別)¥245,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-					
	GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税別)¥295,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-					
	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税別)¥265,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-					
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税別)¥315,000	¥1,496 (税別)¥1,425	¥1,120 (税別)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-					
	GH-SBUK9150S1				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-	-				
	GH-SBUK9150S2				1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-	-				
	GH-SBUR9150S1				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-	-				
	GH-SBUR9150S2				1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHクワイアント付き	-	-				
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税別)¥18,000	¥123 (税別)¥117	¥97 (税別)¥92	UPSインテグレーションボード拡張用ボード GH-SBUX7xxxx用	-					
	GH-BUA700				UPSインテグレーションボード拡張用ボード GH-SBUX7xxxx用	-					
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税別)¥54,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	UPSインテグレーションボード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUX7xxxx用	-					
	GH-BUA780				UPSインテグレーションボード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUX7xxxx用	-					
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税別)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-					
	GHS-VSUUP83				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-					
	GHS-VSUUP82				無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-					
PowerMonitorHクワイアント	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税別)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用,10インチ GH-SBUX9151x用	-					
	GHS-VSUUP91				無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアント用,10インチ GH-SBUX9150x用	-					
ラック関連											
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税別)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(1/2ツングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒					
	GH-SRK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(1/2ツングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7166	¥135,450 (税別)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(1/2ツングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒					
	GH-SRK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(1/2ツングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	-				
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税別)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒					
	GH-RK7385BK				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
	GH-RK7166	¥100,800 (税別)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒					
	GH-RK7165BK				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税別)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒					
	GH-RS7385BK				38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-				
	GH-RS7166	¥14,700 (税別)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒					
	GH-RS7165BK				16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚1組)	黒	-				
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税別)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒					
	GH-RD7385BK				38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-				
	GH-RD7167	¥39,900 (税別)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒					
	GH-RD7165BK				16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-				
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税別)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒					
	GH-RD7166BK				16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	-				
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税別)¥800	-	-	1U用	黒					
	GH-RP7011BK				1U用	黒	-				
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税別)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒					
	GH-RJ7005BK				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-				

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				130 AE	130 BE	130 CE	130 DE
ラック関連											
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	-				
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒	-				
	GH-RK7001BK	完了しました。		-	キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒	-				
HUB収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	-				
	GH-RH7100BK	完了しました。		-	スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	-				
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	-				
	GH-RH7201BK	完了しました。		-	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	-				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口、ブレーキ付き	黒	-				
	GH-AG7106	完了しました。		-	アクトレット 6口、ブレーキ付き	黒	-				
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。		-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A) 収納用ユニット	黒	-				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-				
	GH-RL7501	完了しました。		-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-				
	GH-RL7500BK	完了しました。		-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングデバイス, 1U	黒	-				
	GH-RLK7220	完了しました。		-	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングデバイス, 1U	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8*トコソール切替 ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングデバイス, 1U 8*トコソール切替ユニット付き	黒	-				
	GH-RLK7221	完了しました。		-	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングデバイス, 1U 8*トコソール切替ユニット付き	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4*トコソール 切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングデバイス, 1U 4*トコソール切替ユニット(GH-AT7045) 付き	黒	-				
	GH-SRLK72204	完了しました。		-	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングデバイス, 1U 4*トコソール切替ユニット(GH-AT7044) 付き	黒	-				
コンソール切替 ユニットセット(4*トコソール 切替ユニット付き)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045), 4*トコソール用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-				
	GH-SAT7044	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4*トコソール用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-				
コンソール切替 ユニットセット(8*トコソール 切替ユニット付き)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085), 8*トコソール用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-				
	GH-SAT7084	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8*トコソール用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4*トコソール用)ラックマウントキット搭載用ラックマウントキット	黒	-				
	GH-AU7620BK	完了しました。		-	コンソール切替ユニット(4*トコソール用)ラックマウントキット搭載用ラックマウントキット	黒	-				
130ラック マウントキット	GS-AU7588	¥105,000 (税抜)¥100,000	-	-	130*ラックマウントキット 変換用キット	黒	-				
130タワー モデルキット	GS-AU7589	¥105,000 (税抜)¥100,000	-	-	130*ラックマウントキット 変換用キット	黒	-				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックマウントキット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-				
	GH-AU7A10BK	完了しました。		-	汎用ラックマウントキット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-				
H A 8 0 0 0ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックマウントキットへの流通用ネジ品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-				
	GH-AR7900BK	完了しました。		-	ラックマウントキットへの流通用ネジ品搭載用ネジ, ナット等のセット	黒	-				
その他											
コンソール切替 ユニット(4*トコソール 切替ユニット付き)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4*トコソール用	黒	-				
	GH-AT7044	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4*トコソール用	黒	-				
コンソール切替 ユニット(8*トコソール 切替ユニット付き)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8*トコソール用	黒	-				
	GH-AT7084	完了しました。		-	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8*トコソール用	黒	-				

HA8000/270 GE, HE, JE, KE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	システム装置								
			維持保守	出張修理			RoHS 対応	270 GE	270 HE	270 JE	270 KE				
プロセッサ															
プロセッサ	GH-ECSPX3POSBE	¥86,100 (税抜)¥82,000	¥543 (税抜)¥517	¥412 (税抜)¥392	Xeon 5050(3GHz)/FSB:677MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-									
	GH-ECSPX3POSB	¥112,350 (税抜)¥107,000	¥700 (税抜)¥667	¥525 (税抜)¥500	Xeon 5060(3.20GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-									
	GH-ECSPX3P2SB	¥184,800 (税抜)¥176,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825	Xeon 5080(3.73GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-									
	GH-ECSPX3P7SB	¥201,600 (税抜)¥192,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-									
	GH-ECSPX3POTBE														
	GH-ECSPX3POTB														
メモリーボード															
メモリーボード	GH-MJ701G2FEX	¥51,450 (税抜)¥49,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-									
	GH-MJ701G2F														
	GH-MJ702G2FEX	¥101,850 (税抜)¥97,000	¥638 (税抜)¥608	¥481 (税抜)¥458	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-									
	GH-MJ702G2F														
	GH-MJ704G2FEX	¥366,450 (税抜)¥349,000	¥2,292 (税抜)¥2,183	¥1,724 (税抜)¥1,642	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-									
拡張ボード															
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7261EX	¥73,500 (税抜)¥70,000	¥464 (税抜)¥442	¥350 (税抜)¥333	PCI,Ultra320 SCSI,1f1r補助,キャッシュ64MB	-									
	GH-CA7261														
	GH-CA7401EX	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775	PCI Express(x8/x4),Ultra320 SCSI,2f1r補助,キャッシュ128MB	-									
	GH-CA7401														
	GH-CA7710EX	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,741 (税抜)¥1,658	¥1,304 (税抜)¥1,242	PCI Express(x4),SAS	-									
S C S I ー ボ ー ド	GH-CS7363EX	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥149 (税抜)¥142	¥113 (税抜)¥108	PCI,Ultra320 SCSI,1f1r補助	-									
	GH-CS7363														
LAN ー ボ ー ド	GH-CN7542EX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,1-7ワイヤ,1000BASE-T	-									
	GH-CN7542														
	GH-CN6552EX	¥40,950 (税抜)¥39,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	PCI,1-7ワイヤ,1000BASE-T,2Port	-									
	GH-CN6552														
	GH-CN7572EX	¥35,700 (税抜)¥34,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),1-7ワイヤ,1000BASE-T	-									
S A S ー ボ ー ド	GH-CE7101EX	¥325,500 (税抜)¥310,000	¥2,170 (税抜)¥2,067	¥1,628 (税抜)¥1,550	PCI Express(x8),SAS,12Gbps BR20接続用	-									
	GH-CE7101														
Fibre Channel ー ボ ー ド	GH-CO7224EX	¥244,625 (税抜)¥233,000	¥1,531 (税抜)¥1,458	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fネットワーク : SFF CR80(CR804)/大型テープドライブ装置接続用	-									
	GH-CO7224														
	GH-CO7223EX	¥375,900 (税抜)¥358,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fネットワーク : SFF BR50/ディスクアレイ/システム接続用	-									
	GH-CO7223														
	GH-CO7421EX	¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,585 (税抜)¥4,367	¥3,439 (税抜)¥3,275	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fネットワーク : SFF BR50/ディスクアレイ/システム接続用	-									
S V P ー ボ ー ド セ ッ ト	GH-CO7402EX	¥983,850 (税抜)¥937,000	¥6,151 (税抜)¥5,859	¥4,612 (税抜)¥4,392	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fネットワーク : SFF デュアルポート,BR50/ディスクアレイ/システム/大型テープドライブ装置接続用	-									
	GH-CO7402														
	GH-SCM79002JEX	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1-7ワイヤ,9-ピッチタイプ 電源ユニット + SVPRタイプ 10ヶ月前付	-									
	GH-SCM79002J														
	GH-SCM7950NEX	¥224,700 (税抜)¥214,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992	PCI,1-7ワイヤ,9-ピッチタイプ 電源ユニット + SVPRタイプ 10ヶ月前付 + リモートコントロール機能付き	-									
システム装置内蔵デバイス															
内蔵ハードディスク	GH-UH70733GEX	¥46,200 (税抜)¥44,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-									
	GH-UH70733GRX														
	GH-UH70733G														
	GH-UH71463GEX	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-									
	GH-UH71463GRX														
	GH-UH71463G														
	GH-UH73003GEX	¥134,400 (税抜)¥128,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-									
	GH-UH73003GRX														
	GH-UH73003G														
	GH-UH70733HEX	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥412 (税抜)¥392	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-									
	GH-UH70733HRX														
	GH-UH70733H														
	GH-UH71463HEX	¥107,100 (税抜)¥102,000	¥674 (税抜)¥642	¥507 (税抜)¥483	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-									
	GH-UH71463HRX														
	GH-UH71463H														
	GH-UH70733WEX	¥55,650 (税抜)¥53,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-									
	GH-UH70733WRX														
	GH-UH70733W														
	GH-UH71463WEX	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS,146GB,15000r/min	-									
	GH-UH71463WRX														
	GH-UH71463W														
ハードディスクキット	GH-ES73171EX	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	ハードディスク(SCSI)増設用ケース,6インチ	-									
	GH-ES73171														
	GH-ES73172EX	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	ハードディスク(SAS)増設用ケース,6インチ	-									
	GH-ES73172														
	GH-ES73170EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥400	-	1/4-1/2インチ増設用ケース,5型4.2インチ	-									
	GH-ES73170														
	内蔵CD-ROM セット	GH-SUC5524DEX	¥16,800 (税抜)¥16,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速 IDE交換基板付き	黒								
	内蔵DVD-ROM セット	GH-SUV5050AEX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速 IDE交換基板付き	黒								
	内蔵DVD-RAM セット	GH-SUV7090AEX	¥72,450 (税抜)¥69,000	¥464 (税抜)¥442	¥350 (税抜)¥333	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒								
	内蔵光磁気ディスク セット	GH-SUM5643DEX	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換基板付き	黒								
内蔵D A T ー セ ッ ト (DAT72) [おまかせ 安心保証 3年用]	GH-SUD77345RF3EX	¥518,700 (税抜)¥494,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒									
	GH-SUD77345RD3EX	¥442,050 (税抜)¥421,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒									
	GH-SUD77345R03EX	¥375,900 (税抜)¥358,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒									
	GH-SUD77345N03EX	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒									
	GH-SUD77345003EX	¥248,850 (税抜)¥237,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒									
	GH-SUD77345RF0EX	¥438,900 (税抜)¥418,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒									
	GH-SUD77345RD0EX	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒									
内蔵D A T ー セ ッ ト (DAT72) [標準保証 3年用]	GH-SUD77345R0WEX	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒									
	GH-SUD77345N0WEX	¥285,600 (税抜)¥272,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒									
	GH-SUD7734500WEX	¥169,050 (税抜)¥161,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒									
	GH-SUD7734500W														
	GH-SUD7734500W														
	GH-SUD7734500W														

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	色別 (※4色)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 GE	270 HE	270 JE	270 KE
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 D A T チェンジャーセット [標準型] 用]	GH-SUD77345RF0EX GH-SUD77345RFO	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUD77345RD0EX GH-SUD77345RD0	¥322,350 (税抜)¥307,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUD77345R00EX GH-SUD77345R00	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUD77345N00EX GH-SUD77345N00	¥245,700 (税抜)¥234,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD77345000EX GH-SUD77345000	¥129,150 (税抜)¥123,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	GH-SUD77464RF3EX GH-SUD77464RF3	¥863,100 (税抜)¥822,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
内蔵 D A T チェンジャーセット [おまかせ 安心ﾈﾞﾙ] (3年)用]	GH-SUD77464RD3EX GH-SUD77464RD3	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUD77464R03EX GH-SUD77464R03	¥720,300 (税抜)¥686,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUD77464N03EX GH-SUD77464N03	¥708,750 (税抜)¥675,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD77464003EX GH-SUD77464003	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒					
	GH-SUD77464RF0EX GH-SUD77464RF0	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUD77464RDWEX GH-SUD77464RDW	¥626,850 (税抜)¥597,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
内蔵 D A T チェンジャーセット [標準型] 用]	GH-SUD77464R0WEX GH-SUD77464R0W	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUD77464N0WEX GH-SUD77464N0W	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD7746400WEX GH-SUD7746400W	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻付き	黒					
	GH-SUD77464RF0EX GH-SUD77464RF0	¥623,700 (税抜)¥594,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUD77464RD0EX GH-SUD77464RD0	¥547,050 (税抜)¥521,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUD77464R00EX GH-SUD77464R00	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUD77464N00EX GH-SUD77464N00	¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUD77464000EX GH-SUD77464000	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒					
	内蔵 A I T チェンジャーセット [おまかせ 安心ﾈﾞﾙ] (3年)用]	GH-SUS75113RF3EX GH-SUS75113RF3	¥640,500 (税抜)¥610,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GH-SUS75113RD3EX GH-SUS75113RD3	¥563,850 (税抜)¥537,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GH-SUS75113R03EX GH-SUS75113R03	¥497,700 (税抜)¥474,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GH-SUS75113N03EX GH-SUS75113N03	¥486,150 (税抜)¥463,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
		GH-SUS75113003EX GH-SUS75113003	¥354,900 (税抜)¥338,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒				
		GH-SUS75113RF0EX GH-SUS75113RF0	¥534,000 (税抜)¥490,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
内蔵 A I T チェンジャーセット [おまかせ 安心ﾈﾞﾙ] 用]	GH-SUS75113RDWEX GH-SUS75113RDW	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUS75113R0WEX GH-SUS75113R0W	¥371,700 (税抜)¥354,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUS75113N0WEX GH-SUS75113N0W	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUS7511300WEX GH-SUS7511300W	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻付き	黒					
	GH-SUS75113RF0EX GH-SUS75113RF0	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUS75113RD0EX GH-SUS75113RD0	¥374,850 (税抜)¥357,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUS75113R00EX GH-SUS75113R00	¥308,700 (税抜)¥294,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUS75113N00EX GH-SUS75113N00	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUS75113000EX GH-SUS75113000	¥165,900 (税抜)¥158,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵 L T O チェンジャーセット [おまかせ 安心ﾈﾞﾙ] (3年)用]	GH-SUU72025RF3EX GH-SUU72025RF3	¥1,186,500 (税抜)¥1,130,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GH-SUU72025RD3EX GH-SUU72025RD3	¥1,109,850 (税抜)¥1,057,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GH-SUU72025R03EX GH-SUU72025R03	¥1,043,700 (税抜)¥994,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GH-SUU72025N03EX GH-SUU72025N03	¥1,032,150 (税抜)¥983,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
		GH-SUU72025003EX GH-SUU72025003	¥900,900 (税抜)¥858,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒				
GH-SUU72025RF0EX GH-SUU72025RF0		¥808,500 (税抜)¥770,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
内蔵 L T O チェンジャーセット [標準型] 用]	GH-SUU72025RDWEX GH-SUU72025RDW	¥731,850 (税抜)¥697,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU72025R0WEX GH-SUU72025R0W	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUU72025N0WEX GH-SUU72025N0W	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUU7202500WEX GH-SUU7202500W	¥522,900 (税抜)¥498,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾟｰﾌﾞﾙ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｱﾞﾙｸﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (LT0U2/200)x10巻付き	黒					

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色48)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 GE	270 HE	270 JE	270 KE
システム装置内蔵デバイス											
内蔵LTOセット (Ultra3 7MMIT) [標準行 1用]	GH-SUU74025RFOEX GH-SUU74025RFO	¥1,316,700 (税抜)¥1,254,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUU74025RDOEX GH-SUU74025RDO	¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU74025R00EX GH-SUU74025R00	¥1,173,900 (税抜)¥1,118,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUU74025N00EX GH-SUU74025N00	¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUU74025000EX GH-SUU74025000	¥1,031,100 (税抜)¥982,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
	電源ユニット										
電源ユニット	GH-BP2241EX GH-BP2241	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源	-					
ディスプレイ装置											
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完売しました。			15型カラー液晶,640x480-1280x1024ドット,省電力対応	白	-				
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFTカラー,640x480-1024x768ドット,省電力対応	白	-				
	PC-DTA15AXGS	完売しました。			15型TFTカラー,640x480-1024x768ドット,省電力対応	白	-				
	PC-DT3158	完売しました。			15型TFTカラー,640x480-1024x768ドット,省電力対応	白	-				
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFTカラー,640x480-1280x1024ドット,省電力対応	白	-				
	PC-DTA17BSXN	完売しました。			17型TFTカラー,640x480-1280x1024ドット,省電力対応	白	-				
	外付け装置										
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税抜)¥72,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	7mmタイプ,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152) + ミニファンケーブル(GH-LY7151)付き	黒					
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥368 (税抜)¥350	¥280 (税抜)¥267	7mmタイプ,4U,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7152) + ミニファンケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒					
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥428 (税抜)¥408	¥323 (税抜)¥308	7mmタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7152) + ミニファンケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒					
	GHODK801-C000801 GHODK801-R000801	完売しました。			7mmタイプ,3U,7.5インチ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,7.5インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒					
DATA2 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	-DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 7mmタイプ,1U	黒					
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	7mmタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒					
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	7mmタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒					
	GH-SGVxx-L110SF GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	7mmタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒					
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75001	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH75161	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7524	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
	GH-BH7626T	完売しました。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-					
ロードバランサ	GV0LB151-X0nnnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-					
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(RSD)にご確認ください。			8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き	-					
	HT-4990-SW3850	(RSD)にご確認ください。			16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	-					
コンパクト ディスクレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	完売しました。			7mmタイプ,CR80(CR804),ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-CA02800	完売しました。			7mmタイプ,CR80(CR804),デュアルコンドロー,ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-RA00513	完売しました。			7mmタイプ,CR80(CR804),シングルコンドロー,320GB/160GBx3	黒					
	GHOCR804-RA00800	完売しました。			7mmタイプ,CR80(CR804),シングルコンドロー,ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-RA02514	完売しました。			7mmタイプ,CR80(CR804),デュアルコンドロー,320GB/160GBx3	黒					
	GHOCR804-RA02800	完売しました。			7mmタイプ,CR80(CR804),デュアルコンドロー,ハードディスク搭載なし	黒					
	GHOCR804-LE30573 GHOCR804-LE10563 GHOCR804-LE00553 GHOCR804-LE30543 GHOCR804-LE10533 GHOCR804-LE00523 GHOCR804-LE00803	完売しました。			7mmタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコンドロー,3500GB/160GBx15 7mmタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコンドロー,2250GB/160GBx10 7mmタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコンドロー,1000GB/160GBx5 7mmタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコンドロー,2240GB/160GBx15 7mmタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコンドロー,1440GB/160GBx10 7mmタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコンドロー,640GB/160GBx5 7mmタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコンドロー,ハードディスク搭載なし	黒					
エントリー ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R111221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコンドローx1 + 292GB/160GBx3(SAS1) + 7mmタイプ + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,7mmタイプ HDD搭載用,2U RAIDコンドローx1 + 2TB/160GBx5(7mmタイプ) + 7mmタイプ + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコンドローx1	黒					
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,7mmタイプ HDD搭載用,2U RAIDコンドローx1	黒					
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコンドローx2 + 292GB/160GBx3(SAS1) + 7mmタイプ + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,7mmタイプ HDD搭載用,2U RAIDコンドローx2 + 2TB/160GBx5(7mmタイプ) + 7mmタイプ + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコンドローx2	黒					
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20,7mmタイプ,SAS 1/F,7mmタイプ HDD搭載用,2U RAIDコンドローx2	黒					
	GHOBRO50-D4256N	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	¥9,025	BR50,7mmタイプ,Fibre Channel 1/F,4U RAIDコンドローx2 + 1TB/160GBx5(7mmタイプ)+7mmタイプ + Fibreケーブルx2 SANRISE 9500V	黒					
小型ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	完売しました。				-					
ディスクレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	Hitachi AMS/WMS	-					
ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-					

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※48)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 GE	270 HE	270 JE	270 KE
外付け装置											
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ,30スロット,SCSI I/F付	-	-				
	GV-FT1L230RF	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ,30スロット,Fibre Channel I/F付	-	-				
	GH-SGVxx-SLx20xF	完了しました。			L20 LTO(Ultrium3)x2ドライブ,20スロット,SCSI I/F付	-	-				
大型テープ ライブラリ装置	GV-FT1L500BM50	-	-	-	L500 最大LTOx18ドライブ,529スロット,Fibre Channel I/F付	-	-				
	HT-4697-L700A	-	-	-	L700A 最大LTOx20ドライブ,678スロット,Fibre Channel I/F付	-	-				
ケーブル											
S C S Iケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスク接続用,1.0m	-	-				
	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72チャンネル/LTOチャンネル/LTO5チャンネル装着接続用,3.0m	-	-				
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,5m	-	-				
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,10m	-	-				
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,20m	-	-				
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	HT-F4063-KC5M	(RSD)にご確認ください。			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m ディスクレイドシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m ディスクレイドシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m ディスクレイドシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m ディスクレイドシステム接続用	-	-				
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m ディスクレイドシステム接続用	-	-				
HT-F4063-KB20M	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m ディスクレイドシステム接続用				-	-					
メンテナンスケーブル	GH-LV7151				¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GE/110HE/110KE/130/270/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブル ディスクユニット(GHRR165) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHRR165)間接続用,2.0m	-	-	
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラート接続用,3.0m	-	-				
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-	-				
	GH-LU7100	完了しました。			UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-	-				
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-	-				
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-	-				
	GH-LK7300	完了しました。			キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-	-				
P S 2 K B /マウス / C R Tケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	コネクタ切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-	-				
	GH-LVK7103	完了しました。			コネクタ切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-	-				
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131A03	完了しました。			2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131S23	完了しました。			2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
無停電電源装置 [標準ケーブル用]	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131A	完了しました。			2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131S2	完了しました。			2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケーブル拡張ボード拡張用 GH-SBUx7xxxx用	-	-				
	GH-BUA700	完了しました。			UPSケーブル拡張ボード拡張用 GH-SBUx7xxxx用	-	-				
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケーブル拡張ボード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-	-				
	GH-BUA780	完了しました。			UPSケーブル拡張ボード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-				
	GHS-VSUUP83	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-				
	GHS-VSUUP82	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-	-				
PowerMonitorソフトウェア	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアソフトウェア用,10ライセンス GH-SBUx9151x用	-	-				
	GHS-VSUUP91	完了しました。			無停電電源装置管理ソフトウェアソフトウェア用,10ライセンス GH-SBUx9150x用	-	-				
ラック関連											
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)タイプ, ラックタイプA 組(2枚1組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)タイプ, ラックタイプA 組(2枚1組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)タイプ, ラックタイプA 組(2枚1組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)タイプ, ラックタイプA 組(2枚1組)のセット	黒	-				
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
	GH-RK7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
	GH-RK7166	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
	GH-RK7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				

分類	形名	希望小売価格 (税別)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N:黒)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 GE	270 HE	270 JE	270 KE
ラック関連											
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-				
	GH-RS7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-				
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-				
	GH-RS7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	-				
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリーマルチドア	黒	-				
	GH-RD7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリーマルチドア	黒	-				
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリーマルチドア	黒	-				
	GH-RD7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハンズフリーマルチドア	黒	-				
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	-				
	GH-RD7166BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	-				
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	-				
	GH-RP7011BK	完了しました。			1U用	黒	-				
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-				
	GH-RJ7005BK	完了しました。			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-				
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	-				
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	-				
	GH-RK7001BK	完了しました。			キーボード、マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	-				
HUB収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチングHUB(GH-BH7724)収納用	黒	-				
	GH-RH7100BK	完了しました。			スイッチングHUB(GH-BH7524, GH-BH7626T)収納用	黒	-				
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチングHUB(GH-BH75002)収納用	黒	-				
	GH-RH7201BK	完了しました。			スイッチングHUB(GH-BH75001, GH-BH75161)収納用	黒	-				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレイト6口、ブレーカスイッチ付き	黒	-				
	GH-AG7106	完了しました。			アクトレイト6口、ブレーカスイッチ付き	黒	-				
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A)収納用ユニット	黒	-				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN)収納用ユニット	黒	-				
	GH-RL7501	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN)収納用ユニット	黒	-				
	GH-RL7500BK	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158)収納用ユニット	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	黒	-				
	GH-RLK7220	完了しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8"-トコソール切替 ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 8"-トコソール切替ユニット付き	黒	-				
	GH-RLK7221	完了しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 8"-トコソール切替ユニット付き	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4"-トコソール 切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4"-トコソール切替ユニット(GH-AT7045)付き	黒	-				
	GH-SRLK72204	完了しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4"-トコソール切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒	-				
コンソール切替 ユニットセット(4"-トコソール 切替ユニット付き)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4"-トコソール用,2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	-				
	GH-SAT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4"-トコソール用,2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	-				
コンソール切替 ユニットセット(8"-トコソール 切替ユニット付き)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8"-トコソール用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	-				
	GH-SAT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8"-トコソール用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	-				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4"-トコソール)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4"-トコソール)を2台搭載可能	黒	-				
	GH-AU7620BK	完了しました。			コンソール切替ユニット(4"-トコソール)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4"-トコソール)を2台搭載可能	黒	-				
270ラック マウントキット	GH-AU7517	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270HE,KEタイプ ラックタイプ 変換用キット	黒	-				
270タワー モデルキット	GH-AU7522	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270GE,JEタイプタイプ 変換用キット	黒	-				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-				
	GH-AU7A10BK	完了しました。			汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-				
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通型 ショップ搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	-				
	GH-AR7900BK	完了しました。			ラックキャビネットへの流通型 ショップ搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	-				
その他											
コンソール切替 ユニット(4"-トコソール 切替ユニット)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4"-トコソール	黒	-				
	GH-AT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4"-トコソール	黒	-				
コンソール切替 ユニット(8"-トコソール 切替ユニット)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8"-トコソール	黒	-				
	GH-AT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8"-トコソール	黒	-				

HA8000/270 AE, BE, CE, DE

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 ((税)は標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置					
			維持保守	出張修理			RoHS 対応	270 AE	270 BE	270 CE	270 DE	
プロセッサ	GH-ECPX3P1TB2EX GH-ECPX3P1TB2 GH-ECPX3P1TB3EX GH-ECPX3P1TB3 GH-ECPX3P6TB2EX GH-ECPX3P6TB2 GH-ECPX3P6TB3EX GH-ECPX3P6TB3 GH-ECPX3P3SB2EX GH-ECPX3P3SB2 GH-ECPX3P3SB3EX GH-ECPX3P3SB3 GH-ECPX3P3SB4EX GH-ECPX3P3SB4 GH-ECPX3POS2EX GH-ECPX3POS2 GH-ECPX3POS3EX GH-ECPX3POS3	¥173,250 (税抜)¥165,000 ¥173,250 (税抜)¥165,000 ¥252,000 (税抜)¥240,000 ¥252,000 (税抜)¥240,000 ¥871,500 (税抜)¥830,000 ¥871,500 (税抜)¥830,000 ¥871,500 (税抜)¥830,000 ¥871,500 (税抜)¥830,000 ¥971,250 (税抜)¥925,000 ¥971,250 (税抜)¥925,000	¥1,085 (税抜)¥1,033 ¥1,085 (税抜)¥1,033 ¥1,575 (税抜)¥1,500 ¥1,575 (税抜)¥1,500 ¥5,452 (税抜)¥5,192 ¥5,452 (税抜)¥5,192 ¥5,452 (税抜)¥5,192 ¥6,072 (税抜)¥5,783 ¥6,072 (税抜)¥5,783	¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775 ¥1,181 (税抜)¥1,125 ¥1,181 (税抜)¥1,125 ¥4,087 (税抜)¥3,892 ¥4,087 (税抜)¥3,892 ¥4,087 (税抜)¥3,892 ¥4,559 (税抜)¥4,342 ¥4,559 (税抜)¥4,342	Xeon MP (3.16GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB Xeon MP (3.16GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB Xeon MP (3.66GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB Xeon MP (3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Xeon MP (3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Xeon MP (3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Xeon MP (3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Xeon MP (3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB Xeon 7041(3GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x2MB Xeon 7041(3GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x2MB Xeon 7041(3GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x2MB Xeon 7041(3GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x2MB	-	-	-	-	-		
メモリーボード	GH-MJ701G2HEX GH-MJ701G2H GH-MJ702G2HEX GH-MJ702G2H GH-MJ704G2HEX GH-MJ704G2H	¥84,000 (税抜)¥80,000 ¥157,500 (税抜)¥150,000 ¥472,500 (税抜)¥450,000	¥525 (税抜)¥500 ¥989 (税抜)¥942 ¥2,958 (税抜)¥2,817	¥394 (税抜)¥375 ¥743 (税抜)¥708 ¥2,223 (税抜)¥2,117	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM 2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM 4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-	-	-	-	-		
メモリー	GH-EHT710EX GH-EHT7210	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥202 (税抜)¥192	¥149 (税抜)¥142	メモリ増設用ラiser「8」	-	-	-	-	-		
拡張ボード	ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7401EX GH-CA7401 GH-CA7710EX GH-CA7710	¥173,250 (税抜)¥165,000 ¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033 ¥1,741 (税抜)¥1,658	¥814 (税抜)¥775 ¥1,304 (税抜)¥1,242	PCI Express(x8/x4),Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ128MB PCI Express(x4),SAS	-	-	-	-		
SCSIボード	GH-CS7363EX GH-CS7363	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥149 (税抜)¥142	¥113 (税抜)¥108	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-	-	-	-	-		
LANボード	GH-CN7542EX GH-CN7542 GH-CN6552EX GH-CN6552 GH-CN7562EX GH-CN7562	¥29,400 (税抜)¥28,000 ¥40,950 (税抜)¥39,000 ¥31,500 (税抜)¥30,000	¥184 (税抜)¥175 ¥254 (税抜)¥242 ¥202 (税抜)¥192	¥140 (税抜)¥133 ¥192 (税抜)¥183 ¥149 (税抜)¥142	PCI,10-ブサイ,1000BASE-T PCI,10-ブサイ,1000BASE-T,2Port PCI Express(x1),10-ブサイ,1000BASE-T	-	-	-	-	-		
SASボード	GH-CE7101EX GH-CE7101	¥325,500 (税抜)¥310,000	¥2,170 (税抜)¥2,067	¥1,628 (税抜)¥1,550	PCI Express(x8),SAS,12Gbps BR20接続用	-	-	-	-	-		
Fibre Channel ボード	GH-CC7224EX GH-CC7224 GH-CC7223EX GH-CC7223 GH-CC7421EX GH-CC7421 GH-CC7402EX GH-CC7402	¥244,650 (税抜)¥233,000 ¥375,900 (税抜)¥358,000 ¥732,900 (税抜)¥698,000 ¥983,850 (税抜)¥937,400	¥1,531 (税抜)¥1,458 ¥2,354 (税抜)¥2,242 ¥4,585 (税抜)¥4,367 ¥6,151 (税抜)¥5,858	¥1,147 (税抜)¥1,092 ¥1,767 (税抜)¥1,683 ¥3,439 (税抜)¥3,275 ¥4,612 (税抜)¥4,392	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタ: SFF CR80(CR804)/大型ケーブルリレー接続用 PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタ: SFF BR50/ケーブルリレー接続用 PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fコネクタ: SFF BR50/ケーブルリレー接続用 PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fコネクタ: SFF ケーブルリレー接続用 PCI,10-ブサイ,8-ポート 電源ユニット + SVRケーブル付	-	-	-	-	-		
SVPボードセット	GH-SCM79002KEX GH-SCM79002K	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブサイ,8-ポート 電源ユニット + SVRケーブル付	-	-	-	-	-		
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク	GH-UH70733GEX GH-UH70733GRX GH-UH70733G GH-UH71463GEX GH-UH71463GRX GH-UH71463G GH-UH73003GEX GH-UH73003GRX GH-UH73003G GH-UH70733HEX GH-UH70733HRX GH-UH70733H GH-UH71463HEX GH-UH71463HRX GH-UH71463H GH-UH70733WEX GH-UH70733WRX GH-UH70733W GH-UH71463WEX GH-UH71463WRX GH-UH71463W	¥46,200 (税抜)¥44,000 ¥67,200 (税抜)¥64,000 ¥134,400 (税抜)¥128,000 ¥65,100 (税抜)¥62,000 ¥107,100 (税抜)¥102,000 ¥55,650 (税抜)¥53,000 ¥96,600 (税抜)¥92,000	¥289 (税抜)¥275 ¥420 (税抜)¥400 ¥840 (税抜)¥800 ¥412 (税抜)¥392 ¥674 (税抜)¥642 ¥350 (税抜)¥333 ¥604 (税抜)¥575	¥218 (税抜)¥208 ¥315 (税抜)¥300 ¥630 (税抜)¥600 ¥307 (税抜)¥292 ¥507 (税抜)¥483 ¥263 (税抜)¥250 ¥455 (税抜)¥433	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min SAS,73GB,15000r/min SAS,146GB,15000r/min	-	-	-	-	-	-
ハードディスクキット	GH-ES73171EX GH-ES73171 GH-ES73172EX GH-ES73172 GH-ES73170EX GH-ES73170	¥67,200 (税抜)¥64,000 ¥67,200 (税抜)¥64,000 ¥21,000 (税抜)¥20,000	¥420 (税抜)¥400 ¥420 (税抜)¥400 ¥0 (税抜)¥0	¥315 (税抜)¥300 ¥315 (税抜)¥300 -	ハードディスク(SCSI)増設用ケーブル,6インチ ハードディスク(SAS)増設用ケーブル,6インチ	-	-	-	-	-		
リムーバブル デバイスキット	GH-ES73170EX GH-ES73170	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥0 (税抜)¥0	-	10-ポート USB 2.0増設用ケーブル,5型A 12インチ	-	-	-	-	-		
内蔵CD-ROM	GH-UC5524EX	¥16,800 (税抜)¥16,000	¥105 (税抜)¥100	¥79 (税抜)¥75	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速	黒	-	-	-	-		
内蔵DVD-ROM	GH-UV5050EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥245 (税抜)¥233	¥184 (税抜)¥175	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:2倍速/CD-ROM:24倍速	黒	-	-	-	-		
内蔵光磁気ディスク セット	GH-SUM5643DEX GH-SUM5643D	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒	-	-	-	-		
内蔵DATAセット (DAT72)	GH-SUD77345R03EX GH-SUD77345N03EX GH-SUD77345003EX	¥375,900 (税抜)¥358,000 ¥248,850 (税抜)¥237,000	¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	-	-	-			
内蔵DATAセット (標準ケーブル用)	GH-SUD77345R0WEX GH-SUD77345R0W GH-SUD77345N0WEX GH-SUD7734500WEX GH-SUD77345R00EX GH-SUD77345R00 GH-SUD77345N00EX GH-SUD77345N00 GH-SUD77345000EX GH-SUD77345000	¥296,100 (税抜)¥282,000 ¥285,600 (税抜)¥272,000 ¥169,050 (税抜)¥161,000 ¥256,200 (税抜)¥244,000 ¥245,700 (税抜)¥234,000 ¥129,150 (税抜)¥123,000	¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 取付金具 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	-	-	-	-		

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F48)	RoHS 対応	システム装置							
			維持保守	出張修理				270 AE	270 BE	270 CE	270 DE				
ディスプレイ装置	ディスプレイ装置														
	PC-DC5203A		完了しました。		15型超ワイド液晶、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白	-								
液晶ディスプレイ装置	PC-DT15AXGSY	¥38,850 (税抜)	¥280 (税抜)	¥210 (税抜)	15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白									
	PC-DT15AXGS				15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白									
	PC-DT3158		完了しました。		15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白	-								
外付け装置	リムーバブルデバイス ユニットセット														
	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税抜)	¥402 (税抜)	¥307 (税抜)	7インチ、7インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7152) + コンパクトディスク(GH-LY7151)付き	黒									
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税抜)	¥368 (税抜)	¥280 (税抜)	7インチ、4U、7インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + コンパクトディスク(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒									
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税抜)	¥428 (税抜)	¥323 (税抜)	7インチ、2台目増設用、7インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7152) + コンパクトディスク(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒									
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801		完了しました。		7インチ、7インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	-								
	GHODK801-R000801				7インチ、3U、7インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	-								
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)、Ultra160[SCSI-3] LVD接続、10連装 7インチ、1U	黒									
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	7インチ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、8連装	黒									
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	7インチ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、16連装	黒									
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	7インチ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒	-								
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	7インチ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒	-								
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)	¥175 (税抜)	¥131 (税抜)	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-									
	GH-BH75001				8ポート(10Mbps/100Mbps)	-	-								
	GH-BH75161		完了しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps)	-	-								
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	-	-								
	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)	¥2,617 (税抜)	¥1,960 (税抜)	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-									
	GH-BH7626T		完了しました。		24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-									
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-									
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250		(RSD)にご確認ください。		8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx8付き	-	-								
	HT-4990-SW3850				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx16付き	-	-								
コンパクト ディスクレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800				7インチ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒	-								
	GHOCR804-CA02800				7インチ、CR80(CR804)、デュアルコンドロー、ハードディスク搭載なし	黒	-								
	GHOCR804-RA00513				7インチ、CR80(CR804)、シングルコンドロー、320GB/160GBx3	黒	-								
	GHOCR804-RA00800				7インチ、CR80(CR804)、シングルコンドロー、ハードディスク搭載なし	黒	-								
	GHOCR804-RA02514				7インチ、CR80(CR804)、デュアルコンドロー、320GB/160GBx3	黒	-								
	GHOCR804-RA02800				7インチ、CR80(CR804)、デュアルコンドロー、ハードディスク搭載なし	黒	-								
コンパクト ディスクレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573		完了しました。		7インチ、CR80(CR804Lite)、シングルコンドロー、3500GB/160GBx15	黒	-								
	GHOCR804-LE10563				7インチ、CR80(CR804Lite)、シングルコンドロー、2250GB/160GBx10	黒	-								
	GHOCR804-LE00553				7インチ、CR80(CR804Lite)、シングルコンドロー、1000GB/160GBx5	黒	-								
	GHOCR804-LE30543				7インチ、CR80(CR804Lite)、シングルコンドロー、2240GB/160GBx15	黒	-								
	GHOCR804-LE10533				7インチ、CR80(CR804Lite)、シングルコンドロー、1440GB/160GBx10	黒	-								
	GHOCR804-LE00523				7インチ、CR80(CR804Lite)、シングルコンドロー、640GB/160GBx5	黒	-								
	GHOCR804-LE00803				7インチ、CR80(CR804Lite)、シングルコンドロー、ハードディスク搭載なし	黒	-								
エントリー ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R111221	¥1,583,400 (税抜)	¥9,773 (税抜)	¥7,332 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1 + 292GB/160GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒									
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)	¥11,235 (税抜)	¥8,426 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1 + 2TB/160GBx5(SATA1) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒									
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)	¥8,208 (税抜)	¥6,160 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1	黒									
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)	¥10,080 (税抜)	¥7,560 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x1	黒									
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)	¥12,162 (税抜)	¥9,127 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2 + 292GB/160GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒									
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)	¥13,624 (税抜)	¥10,220 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2 + 2TB/160GBx5(SATA1) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒									
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)	¥10,763 (税抜)	¥8,077 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SAS HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2	黒									
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)	¥12,635 (税抜)	¥9,476 (税抜)	BR20、7インチ、SAS I/F、SATA HDD搭載用、2U RAIDコントローラ-x2	黒									
エントリー ストレージ(BR50)	GGOBRO50-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)	¥17,325 (税抜)	¥16,500 (税抜)	BR50、7インチ、Fibre Channel I/F、4U RAIDコントローラ-x2 + 1TB/160GBx5(SATA1)+x2(ディスクx1) + Fibreケーブルx2	黒									
小型ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx 9500V)		完了しました。		SANRISE 9500V	-	-								
ディスクレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS)				Hitachi AMS/WMS	-	-								
ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65X2-x 9900V)				SANRISE 9970V/9980V	-	-								
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ、30スロット、SCSI I/Fケーブル	-									
	GV-FT1L230RF	-	-	-	L30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ、30スロット、Fibre Channel I/Fケーブル	-									
	GV-SGVxx-SLx20xF		完了しました。		L20 LTO(Ultrium3)x2ドライブ、20スロット、SCSI I/Fケーブル	-									
大型テープ ライブラリ装置	GV-FT1L500BM50	-	-	-	L500 最大LTOx18ドライブ、529スロット、Fibre Channel I/Fケーブル	-									
	HT-4697-L700A	-	-	-	L700A 最大LTOx20ドライブ、678スロット、Fibre Channel I/Fケーブル	-									

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (¥48)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 AE	270 BE	270 CE	270 DE
ケーブル											
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	- デイスクユニット接続用,1.0m	-	-				
	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	- DAT72チャンネル/LTO5チャンネル装置接続用,3.0m	-	-				
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	- カテゴリ5Eシールドケーブル,5m	-	-				
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	- カテゴリ5Eシールドケーブル,10m	-	-				
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	- カテゴリ5Eシールドケーブル,20m	-	-				
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	- 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	- 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m CR80(CR804)接続用	-	-				
	HT-F4063-KC5M	(RSD)にご確認ください。	-	-	- 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m ファイバケーブル接続用	-	-				
	HT-F4063-KC10M		-	-	- 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m ファイバケーブル接続用	-	-				
	HT-F4063-KC20M		-	-	- 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m ファイバケーブル接続用	-	-				
	HT-F4063-KB5M		-	-	- 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m ファイバケーブル接続用	-	-				
	HT-F4063-KB10M		-	-	- 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m ファイバケーブル接続用	-	-				
HT-F4063-KB20M	-		-	- 2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m ファイバケーブル接続用	-	-					
メンテナンスケーブル	GH-LY7151		¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	- 70/110GE/110HE/110KE/130/270/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHRR165) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHRR165)間接続用,2.0m	-	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	- システムアラートユニット接続用,3.0m	-	-				
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	- UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-	-				
	GH-LU7100	完了しました。		-	- UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-	-				
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	- ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-	-				
USB延長ケーブル	GH-LUB7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	- キーボードマウスケーブル延長用USBケーブル,2.0m	-	-				
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	- コソール切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイキーボードユニット接続用,3.0m	-	-				
	GH-LVK7103	完了しました。		-	- コソール切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイキーボードユニット接続用,3.0m	-	-				
USBKB/マウス /CRTケーブル	GH-LUB7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	- コソール切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイキーボードユニット - システム装置(270AE/270BE/270CE/270DE)接続用,3.0m	-	-				
	GH-LUB7103	完了しました。		-	- コソール切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044/GH-AT7083/GH-AT7084) 及びディスプレイキーボードユニット - システム装置(270AE/270BE/270CE/270DE)接続用,3.0m	-	-				
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心型(3年)用]	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7132S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131A03	完了しました。		-	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131S23	完了しました。		-	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
無停電電源装置 [標準型(3年)用]	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7132S20	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131A	完了しました。		-	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒	-				
	GH-SBUR7131S2	完了しました。		-	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	-				
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSソフトウェア拡張カード GH-SBUx7xxxx用	-	-				
	GH-BUA700	完了しました。		-	UPSソフトウェア拡張カード GH-SBUx7xxxx用	-	-				
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSソフトウェア拡張カード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-	-				
	GH-BUA780	完了しました。		-	UPSソフトウェア拡張カード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-				
	GHS-VSUUP83	完了しました。		-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-	-				
	GHS-VSUUP82	完了しました。		-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7075x/GH-SBUK7100x/GH-SBUK7150x/GH-SBUR7215x/GH-SBUR7131x用	-	-				
PowerMonitorHクワイアット	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアット用,10テイス GH-SBUx9151x用	-	-				
	GHS-VSUUP91	完了しました。		-	無停電電源装置管理ソフトウェアクワイアット用,10テイス GH-SBUx9150x用	-	-				
ラック関連											
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バック)パネル(2枚組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7385BK	完了しました。		-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バック)パネル(2枚組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バック)パネル(2枚組)のセット	黒	-				
	GH-SRK7165BK	完了しました。		-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バック)パネル(2枚組)のセット	黒	-				
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
	GH-RK7385BK	完了しました。		-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
	GH-RK7166	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
	GH-RK7165BK	完了しました。		-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	-				
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚組)	黒	-				
	GH-RS7385BK	完了しました。		-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚組)	黒	-				
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚組)	黒	-				
	GH-RS7165BK	完了しました。		-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(2枚組)	黒	-				

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/V4)	RoHS 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 AE	270 BE	270 CE	270 DE
ラック関連											
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-				
	GH-RD7385BK	完了しました。			38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-				
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-				
	GH-RD7165BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	-				
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用, HA8000専用ラック用)	黒	-				
	GH-RD7166BK	完了しました。			16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用, HA8000専用ラック用)	黒	-				
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	-				
	GH-RP7011BK	完了しました。			1U用	黒	-				
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-				
	GH-RJ7005BK	完了しました。			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	-				
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	-				
USB KB マウス 収納ユニット	GH-RK7002	完了しました。			USBキーボード, USBマウス収納ユニット キーボード(USB)[白] + マウス(USB)[白]付き	黒	-				
HUB 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	-				
	GH-RH7100BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626) 収納用	黒	-				
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	-				
	GH-RH7201BK	完了しました。			スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	-				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口, プレハブ型付き	黒	-				
	GH-AG7106	完了しました。			アクトレット 6口, プレハブ型付き	黒	-				
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	完了しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A) 収納用ユニット	黒	-				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-				
	GH-RL7501	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	-				
	GH-RL7500BK	完了しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスの収納ユニット, 1U	黒	-				
	GH-RLK7220	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスの収納ユニット, 1U	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスの収納ユニット, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	-				
	GH-RLK7221	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスの収納ユニット, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	-				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスの収納ユニット, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AI7045) 付き	黒	-				
	GH-SRLK72204	完了しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスの収納ユニット, 1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AI7044) 付き	黒	-				
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AI7045), 4インチ用, 2U ラック外付キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-				
	GH-SAT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AI7044), 4インチ用, 2U ラック外付キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AI7085), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003) 付き	黒	-				
	GH-SAT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AI7084), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒	-				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒	-				
	GH-AU7620BK	完了しました。			コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒	-				
270ラック マウントキット	GH-AU7517	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270BE, DEタイプ ラックタイプ 変換用キット	黒	-				
270タワー モデルキット	GH-AU7521	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270AE, CEタイプ タワータイプ 変換用キット	黒	-				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-				
	GH-AU7A10BK	完了しました。			汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	-				
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用「ショウ品搭載用ネジ」, ナット等のセット	黒	-				
	GH-AR7900BK	完了しました。			ラックキャビネットへの流通用「ショウ品搭載用ネジ」, ナット等のセット	黒	-				
その他											
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒	-				
	GH-AT7044	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒	-				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒	-				
	GH-AT7084	完了しました。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒	-				
PS2 KB マウスセット	GH-SKM7001	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	PS2キーボード, PS2マウス	黒	-				
	GH-SKM7000	完了しました。			PS2キーボード, PS2マウス	黒	-				
USB FDD	GH-UF8001	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥97 (税抜)¥92	¥70 (税抜)¥67	USB FDD 「BrightStor ARCserve Backup r11.x for Windows Disaster Recovery Option」キット用	黒	-				

バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (P.47)	RoHS 対応	バックアップ キャビネット GS08S203	
			維持保守	出張修理					
バックアップキャビネット内蔵デバイス									
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5643DEX GS-SUM5643D	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒			
内蔵 D A T セット (DAT72)	GS-SUD77345RFWEX GS-SUD77345RFW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77345RDWEX GS-SUD77345RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345R0WEX GS-SUD77345R0W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77345N0WEX GS-SUD77345N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7734500WEX GS-SUD7734500W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GS-SUD77345RFOEX GS-SUD77345RFO	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77345RD0EX GS-SUD77345RD0	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77345000EX GS-SUD77345000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
	内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77464RFWEX GS-SUD77464RFW	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 ケーブル 7 (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD77464RDWEX GS-SUD77464RDW	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 ケーブル 7 (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77464R0WEX GS-SUD77464R0W	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 ケーブル 7 (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUD77464N0WEX GS-SUD77464N0W		¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 ケーブル 7 (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD7746400WEX GS-SUD7746400W		¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 ケーブル 7 (HS-4/170S)x20巻付き	黒			
GS-SUD77464RFOEX GS-SUD77464RFO		¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUD77464RD0EX GS-SUD77464RD0		¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00		¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUD77464N00EX GS-SUD77464N00		¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77464000EX GS-SUD77464000		¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続, 6連装 ケーブル 7 (HS-4/170S)x20巻付き	黒			
内蔵 A I T セット (AIT-2)		GS-SUS75113RFWEX GS-SUS75113RFW	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUS75113RDWEX GS-SUS75113RDW	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUS75113R0WEX GS-SUS75113R0W	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUS75113N0WEX GS-SUS75113N0W	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS7511300WEX GS-SUS7511300W	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ケーブル 7 (SDX2-50C)x10巻付き	黒			
	GS-SUS75113RFOEX GS-SUS75113RFO	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75113RD0EX GS-SUS75113RD0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB), Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
	内蔵 L T O セット (Ultra160 7.2TB)	GS-SUU72037RFWEX GS-SUU72037RFW	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ケーブル(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72037RDWEX GS-SUU72037RDW	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ケーブル(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72037R0WEX GS-SUU72037R0W	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ケーブル(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU72037N0WEX GS-SUU72037N0W		¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ケーブル(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU7203700WEX GS-SUU7203700W		¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ケーブル(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
GS-SUU72037RFOEX GS-SUU72037RFO		¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU72037RD0EX GS-SUU72037RD0		¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU72037R00EX GS-SUU72037R00		¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUU72037N00EX GS-SUU72037N00		¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72037000EX GS-SUU72037000		¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色番号)	RoHS 対応	バックアップ キット GSOBS203
			維持保守	出張修理				
バックアップキャビネット 内蔵LTOセット (Ultrium2 7.5TB)	GS-SUU72137RFWEX GS-SUU72137RFW	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows	
GS-SUU72137RDWEX GS-SUU72137RDW	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き				黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU72137ROWEX GS-SUU72137ROW	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き				黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU72137NOWEX GS-SUU72137NOW	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き				黒	r11.5 for Windows Servers付き		
GS-SUU7213700WEX GS-SUU7213700W	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU2/200)x10巻付き				黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU72137RFOEX GS-SUU72137RFO	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU72137RDOEX GS-SUU72137RDO	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き				黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU72137ROEX GS-SUU72137RO	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き				黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU72137NOEX GS-SUU72137NO	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き				黒	r11.5 for Windows Servers付き		
GS-SUU7213700EX GS-SUU7213700	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き				黒	r11.5 for Windows		
内蔵LTOセット (Ultrium3 7.5TB)	GS-SUU74107RFWEX GS-SUU74107RFW	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows	
GS-SUU74107RDWEX GS-SUU74107RDW	¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74107ROWEX GS-SUU74107ROW	¥1,026,900 (税抜)¥978,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU7410700WEX GS-SUU7410700W	¥892,500 (税抜)¥850,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74107RFOEX GS-SUU74107RFO	¥833,700 (税抜)¥794,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74107RDOEX GS-SUU74107RDO	¥757,050 (税抜)¥721,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74107ROEX GS-SUU74107RO	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU7410700EX GS-SUU7410700	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.5TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒	r11.5 for Windows		
内蔵LTOセット (Ultrium3 7.5TB)	GS-SUU74037RFWEX GS-SUU74037RFW	¥1,579,200 (税抜)¥1,504,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows	
GS-SUU74037RDWEX GS-SUU74037RDW	¥1,502,550 (税抜)¥1,431,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74037ROWEX GS-SUU74037ROW	¥1,436,400 (税抜)¥1,368,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74037NOWEX GS-SUU74037NOW	¥1,425,900 (税抜)¥1,358,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers付き		
GS-SUU7403700WEX GS-SUU7403700W	¥1,302,000 (税抜)¥1,240,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74037RFOEX GS-SUU74037RFO	¥1,243,200 (税抜)¥1,184,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74037RDOEX GS-SUU74037RDO	¥1,166,550 (税抜)¥1,111,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74037ROEX GS-SUU74037RO	¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows		
GS-SUU74037NOEX GS-SUU74037NO	¥1,089,900 (税抜)¥1,038,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers付き		
GS-SUU7403700EX GS-SUU7403700	¥966,000 (税抜)¥920,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒	r11.5 for Windows		
セキュリティーカバー GH-AU7225EX GH-AU7225	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	-	バックアップキャビネット用追加(鍵付き)	黒		*2

*2: バックアップキャビネットへの搭載のみサポート

リム-バブルデバイスユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	リム-バブルデバイス ユニット GHORR165
			維持保守	出張修理				
リム-バブルデバイスユニット内蔵デバイス								
内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5643DEX GH-SUM5643D	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒		
内蔵D A Tセット (DAT72)	GH-SUD77345RFXEX GH-SUD77345RFXW	¥438,900 (税抜)¥418,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77345RDWEX GH-SUD77345RDW	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77345R0WEX GH-SUD77345R0W	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUD77345N0WEX GH-SUD77345N0W	¥285,600 (税抜)¥272,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD7734500WEX GH-SUD7734500W	¥169,050 (税抜)¥161,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x10巻付き	黒		
	GH-SUD77345RFOEX GH-SUD77345RFO	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77345RDOEX GH-SUD77345RDO	¥322,350 (税抜)¥307,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77345R00EX GH-SUD77345R00	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUD77345N00EX GH-SUD77345N00	¥245,700 (税抜)¥234,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77345000EX GH-SUD77345000	¥129,150 (税抜)¥123,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒		
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD77464RFXEX GH-SUD77464RFXW	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77464RDWEX GH-SUD77464RDW	¥626,850 (税抜)¥597,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77464R0WEX GH-SUD77464R0W	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUD77464N0WEX GH-SUD77464N0W	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD7746400WEX GH-SUD7746400W	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (HS-4/170S)x20巻付き	黒		
	GH-SUD77464RFOEX GH-SUD77464RFO	¥623,700 (税抜)¥594,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77464RDOEX GH-SUD77464RDO	¥547,050 (税抜)¥521,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77464R00EX GH-SUD77464R00	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUD77464N00EX GH-SUD77464N00	¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77464000EX GH-SUD77464000	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒		
内蔵A I Tセット (AIT-2)	GH-SUS75113RFXEX GH-SUS75113RFXW	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUS75113RDWEX GH-SUS75113RDW	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUS75113R0WEX GH-SUS75113R0W	¥371,700 (税抜)¥354,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUS75113N0WEX GH-SUS75113N0W	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUS7511300WEX GH-SUS7511300W	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (SDX2-50C)x10巻付き	黒		
	GH-SUS75113RFOEX GH-SUS75113RFO	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUS75113RDOEX GH-SUS75113RDO	¥374,850 (税抜)¥357,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUS75113R00EX GH-SUS75113R00	¥308,700 (税抜)¥294,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUS75113N00EX GH-SUS75113N00	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUS75113000EX GH-SUS75113000	¥165,900 (税抜)¥158,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒		
内蔵L T Oセット (Ultra160 ﾗｲﾝ)	GH-SUU72037RFXEX GH-SUU72037RFXW	¥808,500 (税抜)¥770,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU72037RDWEX GH-SUU72037RDW	¥731,850 (税抜)¥697,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU72037R0WEX GH-SUU72037R0W	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUU72037N0WEX GH-SUU72037N0W	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU7203700WEX GH-SUU7203700W	¥522,900 (税抜)¥498,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾗｲﾝ (LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SUU72037RFOEX GH-SUU72037RFO	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU72037RDOEX GH-SUU72037RDO	¥542,850 (税抜)¥517,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU72037R00EX GH-SUU72037R00	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUU72037N00EX GH-SUU72037N00	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU72037000EX GH-SUU72037000	¥333,900 (税抜)¥318,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾗｲﾝ) ﾗｲﾝ, Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色番号)	RoHS 対応	UL-757 UL-757 UL-757	
			維持保守	出張修理					
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.68TB)	GH-SUU72137RFWEX GH-SUU72137RFW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows	
	GH-SUU72137RDWEX GH-SUU72137RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows	
	GH-SUU72137ROWEX GH-SUU72137ROW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows付き	
	GH-SUU72137NOWEX GH-SUU72137NOW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き	
	GH-SUU7213700WEX GH-SUU7213700W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GH-SUU72137RFOEX GH-SUU72137RFO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUU72137RDOEX GH-SUU72137RDO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUU72137ROEX GH-SUU72137RO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き	
	GH-SUU72137NOEX GH-SUU72137NO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き	
	GH-SUU7213700EX GH-SUU7213700				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium3 7.68TB)	GH-SUU74107RFWEX GH-SUU74107RFW	¥1,238,850 (税抜)¥1,177,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows	
	GH-SUU74107RDWEX GH-SUU74107RDW	¥1,159,200 (税抜)¥1,104,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows	
	GH-SUU74107ROWEX GH-SUU74107ROW	¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows付き	
	GH-SUU7410700WEX GH-SUU7410700W	¥950,250 (税抜)¥905,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
	GH-SUU74107RFOEX GH-SUU74107RFO	¥878,850 (税抜)¥837,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUU74107RDOEX GH-SUU74107RDO	¥802,200 (税抜)¥764,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUU74107ROEX GH-SUU74107RO	¥736,050 (税抜)¥701,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き	
	GH-SUU7410700EX GH-SUU7410700	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,7.68TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium3 7.68TB)	GH-SUU74037RFWEX GH-SUU74037RFW	¥1,673,700 (税抜)¥1,594,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows
		GH-SUU74037RDWEX GH-SUU74037RDW	¥1,597,050 (税抜)¥1,521,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows
GH-SUU74037ROWEX GH-SUU74037ROW		¥1,530,900 (税抜)¥1,458,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows付き	
GH-SUU74037NOWEX GH-SUU74037NOW		¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き	
GH-SUU7403700WEX GH-SUU7403700W		¥1,388,100 (税抜)¥1,322,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
GH-SUU74037RFOEX GH-SUU74037RFO		¥1,316,700 (税抜)¥1,254,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
GH-SUU74037RDOEX GH-SUU74037RDO		¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	
GH-SUU74037ROEX GH-SUU74037RO		¥1,173,900 (税抜)¥1,118,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		r11.5 for Windows付き	
GH-SUU74037NOEX GH-SUU74037NO		¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		r11.5 for Windows Servers付き	
GH-SUU7403700EX GH-SUU7403700		¥1,031,100 (税抜)¥982,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
セキュリティーカバー	GH-AU7225EX GH-AU7225	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	UL-757 UL-757 UL-757	黒		*3	

*3 : リムーバブルデバイスユニットへの搭載のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理				ラック モデル	タワー モデル
外付け装置									
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVGA-L108RF	¥2,486,400 (税抜)¥2,368,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEA-L108RF	¥2,409,750 (税抜)¥2,295,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTA-L108RF	¥2,343,600 (税抜)¥2,232,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBA-L108RF	¥2,332,050 (税抜)¥2,221,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x8巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGVOA-L108RF	¥2,200,800 (税抜)¥2,096,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x8巻付き	黒	-		
	GH-SGVGO-L108RF	¥2,049,600 (税抜)¥1,952,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEO-L108RF	¥1,972,950 (税抜)¥1,879,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTO-L108RF	¥1,906,800 (税抜)¥1,816,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBO-L108RF	¥1,895,250 (税抜)¥1,805,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGV00-L108RF	¥1,764,000 (税抜)¥1,680,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、8連装	黒			
	GH-SGVGA-L116RF	¥3,238,200 (税抜)¥3,084,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEA-L116RF	¥3,161,550 (税抜)¥3,011,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTA-L116RF	¥3,095,400 (税抜)¥2,948,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBA-L116RF	¥3,083,850 (税抜)¥2,937,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x16巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGVOA-L116RF	¥2,952,600 (税抜)¥2,812,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x16巻付き	黒	-		
	GH-SGVGO-L116RF	¥2,364,600 (税抜)¥2,252,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SGVEO-L116RF	¥2,287,950 (税抜)¥2,179,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SGVTO-L116RF	¥2,221,800 (税抜)¥2,116,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SGVBO-L116RF	¥2,210,250 (税抜)¥2,105,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SGV00-L116RF	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、16連装	黒			
	GH-SGVGA-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	-		
	GH-SGVEA-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	-		
	GH-SGVTA-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	-		
	GH-SGVCA-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	-		
	GH-SGVOA-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻付き	黒	-		
	GH-SGVGO-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	-		
	GH-SGVEO-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	-		
	GH-SGVTO-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	-		
	GH-SGVCO-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	-		
	GH-SGV00-L110RF				ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装	黒	-		
	GH-SGVGA-L110SF		完売しました。		ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	-		
	GH-SGVEA-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	-		
	GH-SGVTA-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	-		
GH-SGVCA-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	-			
GH-SGVOA-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU3/400)x10巻付き	黒	-			
GH-SGVGO-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	-			
GH-SGVEO-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	-			
GH-SGVTO-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	-			
GH-SGVCO-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	-			
GH-SGV00-L110SF				ﾀｰﾜｰﾀｲﾌﾟ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、10連装	黒	-			

ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.色)	RoHS 対応	ディスクユニット		
			維持保守	出張修理				GH0DK801		
ディスクユニット内蔵デバイス										
内蔵ハードディスク	GH-UH70733GEX GH-UH70733GRX GH-UH70733G	¥46,200 (税抜)¥44,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-	-			
	GH-UH71463GEX GH-UH71463GRX GH-UH71463G	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-	-			
	GH-UH73003GEX GH-UH73003GRX GH-UH73003G	¥134,400 (税抜)¥128,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-	-			
	GH-UH70733HEX GH-UH70733HRX GH-UH70733H	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥412 (税抜)¥392	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-	-			
	GH-UH71463HEX GH-UH71463HRX GH-UH71463H	¥107,100 (税抜)¥102,000	¥674 (税抜)¥642	¥507 (税抜)¥483	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-	-			
	電源ユニット	GH-BP2161EX GH-BP2161	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源,ディスクユニット用	-	-		

コンパクトディスクレイ装置 (CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.色)	RoHS 対応	コンパクトディスクレイ 装置	
			維持保守	出張修理				CR804	CR804Lite
内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク	GH-UH7160NEX GH-UH7160NRX GH-UH7160N	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SATA,160GB,7200r/min,CR80(CR804/CR804Lite)用	-	-		
	GH-UH7250NEX GH-UH7250NRX GH-UH7250N	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥735 (税抜)¥700	¥551 (税抜)¥525	SATA,250GB,7200r/min,CR80(CR804/CR804Lite)用	-	-		
	ハードディスクバック	GH-SUH7160N	¥336,000 (税抜)¥320,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	SATA,160GBx5個,7200r/min,CR80(CR804Lite)専用	-	-	
GH-SUH7250N		¥399,000 (税抜)¥380,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775	SATA,250GBx5個,7200r/min,CR80(CR804Lite)専用	-	-		
ハードディスク用 キット	GH-ES7315EX GH-ES7315	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	ハードディスク(5台まで)内蔵用,CR80(CR804/CR804Lite)用	-	-		
	電源ユニット								
電源ユニット	GH-BP2161EX GH-BP2161	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源,CR80(CR804/CR804Lite)用	-	-		
外付け装置									
SFPコネクタ[光]	GH-C27531EX GH-C27531	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用,CR80(CR804/CR804Lite)用	-	-		
ケーブル									
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m	-	-		
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m	-	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270/110-130/CR80(CR804/CR804Lite)ディスクユニット(DK801)間接続用,2.0m	-	-		
	GH-LY7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110/130/CR80(CR804/CR804Lite)ディスクユニット(DK801)間接続用,2.0m	-	-		
	GH-LY7150	完了しました。	-	-	70/110/130/CR80(CR804/CR804Lite)ディスクユニット(DK801)間接続用,2.0m	-	-		
ソフトウェア									
INSTANT COPY	GHS-SVSS7B080	完了しました。	-	-	インストール-用ソフトウェア	-	-		
REMOTE MIRRORING	GHS-SVSS7B081	完了しました。	-	-	リモート-用ソフトウェア	-	-		
Multi-path Fail-over Software	GHS-VSS7B053	¥525,000 (税抜)¥500,000	-	-	二重化ソフトウェア	-	-		

エン트리ディスクレイ装置 (BR20)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

RoHS指令対応

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.色)	RoHS 対応	エン트리ディスクレイ 装置 (BR20)	
			維持保守	出張修理				フックケーブル	ケーブル
拡張ボード									
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7B20	¥383,250 (税抜)¥365,000	¥2,555 (税抜)¥2,433	¥1,916 (税抜)¥1,825	ディスクアレイコントローラボード, BR20用	-	-		
内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク	GH-UH70734YEX GH-UH70734YRX GH-UH70734Y	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	SAS,73GB,15000r/min,BR20用	-	-		
	GH-UH71464YEX GH-UH71464YRX GH-UH71464Y	¥141,750 (税抜)¥135,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	SAS,146GB,15000r/min,BR20用	-	-		
	GH-UH7500YEX GH-UH7500YRX GH-UH7500Y	¥156,450 (税抜)¥149,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	SATA,500GB,7200r/min,BR20用	-	-		
	ケーブル	GH-LA7B02	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	SASケーブル,2.0m	-	-	
ソフトウェア									
スタアビュー パスマネージャー	GHS-VSS7B054	¥525,000 (税抜)¥500,000	-	-	二重化ソフトウェア	-	-		

テープメディアパック

(1)内蔵DAT/内蔵DATチェンジャー用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	RoHS指令対応		
			維持保守	出張修理				対象デバイス DAT/DATch DAT72		
消耗品										
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT1210	¥44,100 (税抜)¥42,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT1230	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT1260	¥239,400 (税抜)¥228,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x60巻パック	-				
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AV7DATCL1	¥8,190 (税抜)¥7,800	-	-	- クリーニングカートリッジ (HS-4/CL)x5巻パック	-				

(2)内蔵AIT用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	RoHS指令対応	
			維持保守	出張修理				対象デバイス AIT AIT-2	
消耗品									
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7AT21110	¥151,200 (税抜)¥144,000	-	-	- AITカートリッジ (SDX2-50C)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7AT21130	¥406,350 (税抜)¥387,000	-	-	- AITカートリッジ (SDX2-50C)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7AT21160	¥730,800 (税抜)¥696,000	-	-	- AITカートリッジ (SDX2-50C)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7AT1CL1	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	- AITクリーニングカートリッジ (SDX1-CL)x5巻パック	-			

(3)内蔵LTO用 *6

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 対応	RoHS指令対応		
			維持保守	出張修理				対象デバイス LTO Ultrium1 Ultrium2 Ultrium3		
消耗品										
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1110	¥157,500 (税抜)¥150,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU1/100)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1130	¥447,300 (税抜)¥426,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU1/100)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1160	¥844,200 (税抜)¥804,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU1/100)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1210	¥214,200 (税抜)¥204,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU2/200)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1230	¥607,950 (税抜)¥579,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU2/200)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1260	¥1,165,500 (税抜)¥1,110,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU2/200)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1610	¥403,200 (税抜)¥384,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU3/400)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1630	¥1,134,000 (税抜)¥1,080,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU3/400)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1660	¥1,827,000 (税抜)¥1,740,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU3/400)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1810	¥567,000 (税抜)¥540,000	-	-	- LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400W)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1830	¥1,360,800 (税抜)¥1,296,000	-	-	- LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400W)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1860	¥2,192,400 (税抜)¥2,088,000	-	-	- LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400W)x60巻パック	-				
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7ULTCL1	¥72,450 (税抜)¥69,000	-	-	- LTOクリーニングカートリッジ (LTOU1/UCL)x5巻パック	-				

*6: 本カートリッジテープパックは、バーコードラベル付きではありません。