

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 AF/JF	20 BF/KF	20 GF/LF
システム装置内蔵デバイス									
内蔵D A Tセット (DAT72) [おまかせ 安心サポート(3年)用]	GS-SUD77345RF3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77345RD3EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345PA3EX	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUD77345PR3EX	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345P03EX	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77345N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77345003EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	GS-SUD77345RFIEX GS-SUD77345RFII	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77345RDIEX GS-SUD77345RDI	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUD77345R0IEX GS-SUD77345R0I	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUD77345N0IEX GS-SUD77345N0I	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
GS-SUD77345PR0IEX GS-SUD77345PR0I	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77345P0IEX GS-SUD77345P0I	¥264,600 (税抜)¥252,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77345N0IEX GS-SUD77345N0I	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD7734500IEX GS-SUD7734500I	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻付き	黒				
GS-SUD77345RF0EX GS-SUD77345RF0	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUD77345R0EX GS-SUD77345R0	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUD77345PA0EX GS-SUD77345PA0	¥433,650 (税抜)¥413,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
GS-SUD77345PROEX GS-SUD77345PRO	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77345P00EX GS-SUD77345P00	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77345000EX GS-SUD77345000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
内蔵A I Tセット (AIT-2) [おまかせ 安心サポート(3年)用]	GS-SUS75113RF3EX	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75113RD3EX	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75113R03EX	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75113N03EX	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75113003EX	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	GS-SUS75113RFIEX GS-SUS75113RFII	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75113RDIEX GS-SUS75113RDI	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75113R0IEX GS-SUS75113R0I	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUS75113N0IEX GS-SUS75113N0I	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS7511300IEX GS-SUS7511300I	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻付き	黒				
GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RF0	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75113R0EX GS-SUS75113R0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
ディスプレイ装置									
液晶ディスプレイ装置									
PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白				
PC-DTA15AXGS	完了しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白				
PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白				
PC-DTA17BSXN	完了しました。			17型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	白				

HA8000/20W UF,WF,MF,NF

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				20 UF/MF	20 WF/NF
メモリーボード	GS-MJ75122JEX GS-MJ75122J	¥25,200 (税抜)¥24,000	¥166 (税抜)¥158	¥123 (税抜)¥117	512MB(512Mx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-MJ70162JEX GS-MJ70162J	¥45,150 (税抜)¥43,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ70262JEX GS-MJ70262J	¥980 (税抜)¥940,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-MJ70462JEX GS-MJ70462J	¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
拡張ボード	GS-SCS7363BEX GS-SCS7363B	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-			
SCSIボード	GS-CS7363EX GS-CS7363	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7542EX GS-CN7542	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-			
	GS-CN6552EX GS-CN6552	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2port	-			
SVPボードセット	GS-SCM79002LEX GS-SCM79002L	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サーバプロセッサ, BMC モジュール搭載時用 電源ユニット + SVPSイコノミ プラチナ付き	-			
	GS-SCM79002MEX GS-SCM79002M	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サーバプロセッサ, BMC モジュール搭載時用 電源ユニット + SVPSイコノミ プラチナ	-			
	GS-SCM7950PEX GS-SCM7950P	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,サーバプロセッサ, BMC モジュール搭載時用 電源ユニット + SVPSイコノミ プラチナ + リモートコントロール機能付き	-			
	GS-SCM7950REX GS-SCM7950R	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,サーバプロセッサ, BMC モジュール搭載時用 電源ユニット + SVPSイコノミ プラチナ + リモートコントロール機能付き	-			
BMCモジュール	GS-ES7403EX GS-ES7403E	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥210 (税抜)¥200	¥158 (税抜)¥150	サーバー管理モジュール,IPMI1.5準拠	-			
システム装置内蔵デバイス	GS-UH7160EX GS-UH7160RX GS-UH7160X	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.2kRPM,160GB,7200r/min	-			
内蔵ハードディスク	GS-UH7250VEX GS-UH7250VRX GS-UH7250V	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.2kRPM,250GB,7200r/min	-			
	GS-UH7500VEX GS-UH7500VRX GS-UH7500V	¥133,350 (税抜)¥127,000	¥893 (税抜)¥850	¥674 (税抜)¥642	7.2kRPM,500GB,7200r/min	-			
	GS-UH70734SEX GS-UH70734SRX GS-UH70734S	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-			
	GS-UH71464SEX GS-UH71464SRX GS-UH71464S	¥90,300 (税抜)¥86,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS,146GB,15000r/min	-			
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524FEX GS-SUC5524F	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速 IDE変換基板付き	黒			
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050DEX GS-SUV5050D	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速 IDE変換基板付き	黒			
内蔵DVD-RAM セット	GS-SUV7090AEX GS-SUV7090A	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥464 (税抜)¥442	¥350 (税抜)¥333	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未サポート	黒			
内蔵DAT[USB]セット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GS-SUD57221RF3EX GS-SUD57221RD3EX	¥463,050 (税抜)¥441,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD57221R03EX	¥320,250 (税抜)¥305,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD57221PA3EX	¥615,550 (税抜)¥491,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUD57221PR3EX	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD57221P03EX	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD57221003EX	¥202,650 (税抜)¥193,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵DAT[USB]セット (DAT72) [標準パック(3年)用]	GS-SUD57221RFWEX GS-SUD57221RFW	¥389,550 (税抜)¥371,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD57221RDWEX GS-SUD57221RDW	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD57221R0WEX GS-SUD57221R0W	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD57221PAWEX GS-SUD57221PAW	¥442,050 (税抜)¥421,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUD57221PRWEX GS-SUD57221PRW	¥339,150 (税抜)¥323,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD57221P0WEX GS-SUD57221P0W	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD5722100WEX GS-SUD5722100W	¥129,150 (税抜)¥123,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + 5年保証(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GS-SUD57221RF0EX GS-SUD57221RF0	¥352,800 (税抜)¥336,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD57221RD0EX GS-SUD57221RD0	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD57221R00EX GS-SUD57221R00	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD57221PA0EX GS-SUD57221PA0	¥405,300 (税抜)¥386,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUD57221PR0EX GS-SUD57221PR0	¥302,400 (税抜)¥288,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD57221P00EX GS-SUD57221P00	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD57221000EX GS-SUD57221000	¥92,400 (税抜)¥88,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),USB(USB2.0)接続 内蔵USBケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理			20 UF/MF	20 WF/NF
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T セット (DAT72) 【おまかせ 安心サポート(3年)用】	GS-SUD77345RF3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77345RD3EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77345R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77345PA3EX	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GS-SUD77345PR3EX	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77345P03EX	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77345N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77345003EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒		
	GS-SUD77345RFIEX	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77345RDIEX	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
内蔵 D A T セット (DAT72) 【ドライブﾓﾃﾞﾙ 標準ﾀｲﾌﾟ】用】	GS-SUD77345R0IEX	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77345R0IEX	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GS-SUD77345PRVIEX	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77345P0VIEX	¥264,600 (税抜)¥252,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77345N0VIEX	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD7734500VIEX	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒		
	GS-SUD77345RF0EX	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77345RD0EX	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77345R00EX	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77345PA0EX	¥433,650 (税抜)¥413,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GS-SUD77345PROEX	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77345P00EX	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77345N00EX	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77345000EX	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77464RF3EX	¥814,800 (税抜)¥776,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		*5 *5
	GS-SUD77464RD3EX	¥738,150 (税抜)¥703,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		*5 *5
	GS-SUD77464R03EX	¥672,000 (税抜)¥640,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		*5 *5
	GS-SUD77464PA3EX	¥867,300 (税抜)¥826,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		*5 *5
	GS-SUD77464PR3EX	¥764,400 (税抜)¥728,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		*5 *5
	GS-SUD77464P03EX	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		*5 *5
GS-SUD77464N03EX	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464003EX	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464RFIEX	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464RDIEX	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464R0IEX	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464PAIEX	¥720,300 (税抜)¥686,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464PRIEX	¥617,400 (税抜)¥588,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464P0IEX	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		*5 *5	
GS-SUD77464N0IEX	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		*5 *5	
GS-SUD7746400IEX	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒		*5 *5	

*5 : タワータイプのみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別) ¥	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 UF/MF	20 WF/NF	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) 【ドライブ7個 /標準付】用】	GS-SUD77464RFOEX GS-SUD77464RFO	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,517 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464RDOEX GS-SUD77464RDO	¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464PA0EX GS-SUD77464PA0	¥646,800 (税抜)¥616,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464PROEX GS-SUD77464PRO	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464P00EX GS-SUD77464P00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464ANOEX GS-SUD77464ANO	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD7746400EX GS-SUD77464000	¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒	*5	*5	
	内蔵 A I T 2 セット (AIT-2) 【おまかせ 安心付】(3年)用】	GS-SUS75113RF3EX GS-SUS75113RF3E	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUS75113RD3EX GS-SUS75113RD3E	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUS75113R03EX GS-SUS75113R03E		¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUS75113N03EX GS-SUS75113N03E		¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75113003EX GS-SUS75113003E		¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵 A I T 2 セット (AIT-2) 【ドライブ7個 /標準付】用】	GS-SUS75113RFVEX GS-SUS75113RFV	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75113RDVEX GS-SUS75113RDV	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75113R0VEX GS-SUS75113R0V	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75113N0VEX GS-SUS75113N0V	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS7511300VEX GS-SUS7511300V	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 x7 (SDX2-50C)x10巻付き	黒			
	GS-SUS75113RFOEX GS-SUS75113RFO	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75113RD0EX GS-SUS75113RD0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
	内蔵 L T O 2 セット (Ultra160 8-7A付) 【おまかせ 安心付】(3年)用】	GS-SUU72026RF3EX GS-SUU72026RF3E	¥1,125,600 (税抜)¥1,072,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72026RD3EX GS-SUU72026RD3E	¥1,048,950 (税抜)¥999,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72026R03EX GS-SUU72026R03E	¥982,800 (税抜)¥936,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUU72026PA3EX GS-SUU72026PA3E	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
		GS-SUU72026PR3EX GS-SUU72026PR3E	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU72026P03EX GS-SUU72026P03E		¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72026N03EX GS-SUU72026N03E		¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72026003EX GS-SUU72026003E		¥848,400 (税抜)¥808,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵 L T O 2 セット (Ultra160 8-7A付) 【ドライブ7個 /標準付】用】		GS-SUU72026RFVEX GS-SUU72026RFV	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72026RDVEX GS-SUU72026RDV	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72026R0VEX GS-SUU72026R0V	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72026PAVEX GS-SUU72026PAV	¥821,100 (税抜)¥782,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUU72026PRVEX GS-SUU72026PRV	¥718,200 (税抜)¥684,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72026P0VEX GS-SUU72026P0V	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72026N0VEX GS-SUU72026N0V	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU7202600VEX GS-SUU7202600V	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,8-7A付),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 (LTOU2/200)x10巻付き	黒			

*5 : タワータイプのみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4桁)	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				20 UF/MF	20 WF/NF
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7mm) 【ドライブ用】	GS-SU072026RFOEX GS-SU072026RFO	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SU072026RDOEX GS-SU072026RDO	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU072026R00EX GS-SU072026PA0EX GS-SU072026PA0	¥447,300 (税抜)¥426,000 ¥642,600 (税抜)¥612,000	¥2,082 (税抜)¥1,983 ¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492 ¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒 黒			
	GS-SU072026PROEX GS-SU072026PRO	¥639,700 (税抜)¥614,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU072026P00EX GS-SU072026P00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU072026N00EX GS-SU072026N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU072026000EX GS-SU072026000	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7mm), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	GS-SU072126RF3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SU072126RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU072126R03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7mm) 【ドライブ用】	GS-SU072126PA3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SU072126PR3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU072126P03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU072126N03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU072126003EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU072126RFWEX GS-SU072126RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SU072126RDWEX GS-SU072126RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU072126R0WEX GS-SU072126R0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SU072126PAWEX GS-SU072126PAW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SU072126PRWEX GS-SU072126PRW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7mm) 【ドライブ用】	GS-SU072126P0WEX GS-SU072126P0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU072126N0WEX GS-SU072126N0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU07212600WEX GS-SU07212600W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SU072126RFOEX GS-SU072126RFO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SU072126RDOEX GS-SU072126RDO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU072126R00EX GS-SU072126R00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SU072126PA0EX GS-SU072126PA0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SU072126PROEX GS-SU072126PRO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU072126P00EX GS-SU072126P00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU072126N00EX GS-SU072126N00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium3 7mm) 【おまかせ 安心サービス(3年)用】	GS-SU074106RF3EX	¥1,841,700 (税抜)¥1,754,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SU074106RD3EX	¥1,765,050 (税抜)¥1,681,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU074106R03EX	¥1,698,900 (税抜)¥1,618,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SU074106PA3EX	¥1,894,200 (税抜)¥1,804,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SU074106PR3EX	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SU074106P03EX	¥1,688,400 (税抜)¥1,608,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SU074106003EX	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	完全しました。								

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				20 UF/MF	20 WF/NF	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵LTOセット (Ultrium3 7mm用) 【ドライブ専用】	GS-SUU74106RFWEX	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SUU74106R0W	¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SUU74106R0WEX	¥1,026,900 (税抜)¥978,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows付き			
	GS-SUU74106PAWEX	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SUU74106PRWEX	¥1,119,300 (税抜)¥1,066,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SUU74106P0WEX	¥1,016,400 (税抜)¥968,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers付き			
	GS-SUU7410600WEX	¥892,500 (税抜)¥850,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻付き	黒				
	GS-SUU74106RFOEX	¥833,700 (税抜)¥794,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU74106R0DOEX	¥757,050 (税抜)¥721,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74106R00EX	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU74106PA0EX	¥886,200 (税抜)¥844,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU74106PR0EX	¥783,300 (税抜)¥746,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74106P00EX	¥680,400 (税抜)¥648,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU74106000EX	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 7mm用), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	GS-SUU74026RF3EX	¥2,251,200 (税抜)¥2,144,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU74026R03EX	¥2,174,550 (税抜)¥2,071,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74026R03EX	¥2,108,400 (税抜)¥2,008,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU74026PA3EX	¥2,303,700 (税抜)¥2,194,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU74026PR3EX	¥2,200,800 (税抜)¥2,096,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74026P03EX	¥2,097,900 (税抜)¥1,998,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU74026N03EX	¥2,097,900 (税抜)¥1,998,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU74026003EX	¥1,974,000 (税抜)¥1,880,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒					
内蔵LTOセット (Ultrium3 7mm用) 【ドライブ専用】	GS-SUU74026RFWEX	¥1,579,200 (税抜)¥1,504,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SUU74026R0WEX	¥1,502,550 (税抜)¥1,431,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SUU74026R0WEX	¥1,436,400 (税抜)¥1,368,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows付き			
	GS-SUU74026PAWEX	¥1,631,700 (税抜)¥1,554,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SUU74026PRWEX	¥1,528,800 (税抜)¥1,456,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SUU74026P0WEX	¥1,425,900 (税抜)¥1,358,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers付き			
	GS-SUU74026N0WEX	¥1,425,900 (税抜)¥1,358,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers付き			
	GS-SUU7402600WEX	¥1,302,000 (税抜)¥1,240,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻付き	黒				
	GS-SUU74026RFOEX	¥1,243,200 (税抜)¥1,184,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU74026R0DOEX	¥1,166,550 (税抜)¥1,111,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74026R00EX	¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU74026PA0EX	¥1,295,700 (税抜)¥1,234,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU74026PR0EX	¥1,192,800 (税抜)¥1,136,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74026P00EX	¥1,089,900 (税抜)¥1,038,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU74026N00EX	¥1,089,900 (税抜)¥1,038,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU74026000EX	¥966,000 (税抜)¥920,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	ディスプレイ装置									
	液晶ディスプレイ装置									
	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白				
	PC-DTA15AXGS	完了しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白				
PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白					
PC-DTA17BSXN	完了しました。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白					

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※48)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				20 UF/MF	20 WF/NF	
外付け装置										
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ｸﾞﾗﾌﾞ, ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ付き	黒				
	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ｸﾞﾗﾌﾞ, ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ + ﾚｯｸ搭載ユニット + ﾚｯｸ搭載ｸﾞﾗﾌﾞ ﾄﾞﾙｰ付き	黒	*1	*1		
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税抜)¥61,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ｸﾞﾗﾌﾞ (2台目増設用), ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし SCSIｸｰﾌﾟﾙ + ﾚｯｸ搭載ｸﾞﾗﾌﾞ ﾄﾞﾙｰ付き	黒	*1	*1		
D A T 7 2 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	- DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続, 10連装 ｸﾞﾗﾌﾞx10	黒				
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ﾎﾞｰﾄ(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ﾎﾞｰﾄ(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-				
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-				
ケーブル										
SCSIケーブル	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72チェンジャー接続用, 3.0m	-				
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	ｶﾞｺﾞﾘ5ｲﾝﾊﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ, 5m	-				
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	ｶﾞｺﾞﾘ5ｲﾝﾊﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ, 10m	-				
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	ｶﾞｺﾞﾘ5ｲﾝﾊﾞﾝｽｸｰﾌﾟﾙ, 20m	-				
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ﾎﾞｰﾄﾞ 及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-				
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ ﾏﾞｲｽｸｰﾌﾟﾙ延長用, 2.0m	-			*1	
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	ｺﾝﾈｸﾀ切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びﾃﾞｲｽｸ ﾚｲｷｰﾎﾞｰﾄﾞ ﾏﾞｲｽｸｰﾌﾟﾙ接続用, 3.0m	-			*1	
無停電電源装置										
無停電電源装置 [おまかせ 安心ﾃﾞﾞﾙ(3年)用]	GH-SBUK7076A03	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7076S33	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
	GH-SBUK7101A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7101S33	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7151S33	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒			*1	
	GH-SBUR7216S33	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒			*1	
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒			*1	
	GH-SBUR7132S33	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ｸﾞﾗﾌﾞ, 納入後2年経過時ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒			*1	
	無停電電源装置 [ﾄﾗｲﾌﾞﾃﾞﾞﾙ /標準ﾃﾞﾞﾙ用]	GH-SBUK7076A00	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒			
		GH-SBUK7076S30	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒			
GH-SBUK7101A00		¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
GH-SBUK7101S30		¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
GH-SBUK7151A00		¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
GH-SBUK7151S30		¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
GH-SBUR7216A00		¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒			*1	
GH-SBUR7216S30		¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒			*1	
GH-SBUR7132A00		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒			*1	
GH-SBUR7132S30		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒			*1	
無停電電源装置 [ﾄﾗｲﾌﾞﾃﾞﾞﾙ /おまかせ安心ﾃﾞﾞﾙ (3年)/標準ﾃﾞﾞﾙ用]		GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(3.0m), PowerMonitorH付き	-			
		GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHｸﾗｲﾌﾟﾄ付き	-			
	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(3.0m), PowerMonitorH付き	-			*1	
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ｸﾞﾗﾌﾞ UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHｸﾗｲﾌﾟﾄ付き	-			*1	
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ2ﾎﾞｰﾄﾞ拡張用ﾎﾞｰﾄﾞ GH-SBUx7xxxx用	-				
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ8ﾎﾞｰﾄﾞ拡張用ユニット, ﾚｯｸｷｯﾁ ﾉｯﾄ搭載用金具付き GH-SBUx7xxxx用	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ｼﾌﾄﾜｰ (v7.0.5), UPS接続ｸｰﾌﾟﾙ付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-				
PowerMonitorHｸﾗｲﾌﾟﾄ	GHS-VSUUP83	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ｼﾌﾄﾜｰｸﾗｲﾌﾟﾄ用, 10ﾌﾞﾚｯﾄ GH-SBUx9151x用	-				

*1: ﾚｯｸｷャﾐﾈｯﾄへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理			20 UF/MF	20 WF/NF
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バックパネル「メタルアライ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バックパネル「メタルアライ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
静音化 ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) リアドア(静音化ドア[GH-RD7388])付き	黒	*1	*1
	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
静音化ドア	GH-RD7388	¥189,000 (税抜)¥180,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアドア共用	黒	*1	*1
	GH-RD7169	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	16Uラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアドア共用	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネル「メタルアライ」	黒	*1	*1
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネル「メタルアライ」	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	*1	*1
H U B 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	*1	*1
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口,ブレーキスイッチ付き	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS,PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/マウス/ディスプレイ,1U	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ/コソール切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/マウス/ディスプレイ,1U 8インチ/コソール切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ/コソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/マウス/ディスプレイ,1U 4インチ/コソール切替ユニット付き	黒	*1	*1
コソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7045),4インチ用,2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	*1	*1
コソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット(GH-AT7085),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	*1	*1
コソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コソール切替ユニット(8インチ用)を2台搭載可能	黒	*1	*1
ラック マウントキット	GS-AU7557	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具,フロントパネル)	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用「ジョイント搭載用ネジ」,ナット等のセット	黒	*1	*1
その他								
コソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,4インチ用	黒		
コソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ/レイ切替ユニット,8インチ用	黒		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W TF, VF

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]		保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	システム装置	
		維持保守	出張修理	維持保守	出張修理				70 TF	70 VF
プロセッサ										
プロセッサ	GS-ECSPX1P6TDEX GS-ECSPX1P6TD	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥446 (税抜)¥425	¥333 (税抜)¥317	Xeon 5110(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:4MB	-				
	GS-ECSPX3P0THX GS-ECSPX3P0TH	¥189,000 (税抜)¥180,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-				
	GS-ECSPX1P6VDEX GS-ECSPX1P6VD	¥136,500 (税抜)¥130,000	¥910 (税抜)¥867	¥683 (税抜)¥650	Xeon E5310(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:8MB	-				
	GS-ECSPX2P3VDEX GS-ECSPX2P3VD	¥181,650 (税抜)¥173,000	¥1,208 (税抜)¥1,150	¥910 (税抜)¥867	Xeon E5345(2.33GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:8MB	-				
メモリーボード										
メモリーボード	GS-MJ70162LEX GS-MJ70162L	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-				
	GS-MJ70262LEX GS-MJ70262L	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥638 (税抜)¥608	¥481 (税抜)¥458	2GB(1GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-				
	GS-MJ70462LEX GS-MJ70462L	¥343,350 (税抜)¥327,000	¥2,292 (税抜)¥2,183	¥1,724 (税抜)¥1,642	4GB(2GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-				
	GS-MJ70862LEX GS-MJ70862L	¥1,232,700 (税抜)¥1,174,000	¥8,216 (税抜)¥7,825	¥6,160 (税抜)¥5,867	8GB(4GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-				
拡張ボード										
SCSIボード	GS-CS7363EX GS-CS7363	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI, Ultra320 SCSI, 117mm	-				
LANボード	GS-CN7542EX GS-CN7542	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI, 10-ブギイ, 1000BASE-T	-				
	GS-CN6552EX GS-CN6552	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI, 10-ブギイ, 1000BASE-T, 2port	-				
	GS-CN7572EX GS-CN7572	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1), 10-ブギイ, 1000BASE-T	-				
SASボード	GS-CE7101EX GS-CE7101	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450	PCI Express(x8), SAS, 12Gbps BR20接続用	-			*1	*1
Fibre Channel ボード	GS-CC7421EX GS-CC7421	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,276	PCI Express(x4), FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 4Gbps, 1/Fコネクタタイプ: SFF	-				
	GS-CC7402EX GS-CC7402	¥821,900 (税抜)¥778,000	¥6,143 (税抜)¥5,850	¥4,612 (税抜)¥4,382	PCI Express(x4), FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 4Gbps, 1/Fコネクタタイプ: SFF デュアルポート, BR50/7.4x4x19mm スリット接続用	-				
SVPボードセット	GS-SCM79002REX GS-SCM79002R	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI, 10-ブギイ, 9-E スロット 電源ユニット + SVP2107の交換付き	-				
	GS-SCM79102REX GS-SCM79102R	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI, 10-ブギイ, 9-E スロット 電源ユニット + SVP2107の交換 + 外部筐体電源連動機能付き	-				
	GS-SCM79500EX GS-SCM79500	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	PCI, 10-ブギイ, 9-E スロット 電源ユニット + SVP2107の交換 + 外部筐体電源連動機能 + リモコン管理機能付き	-				
システム装置内蔵デバイス										
内蔵ハードディスク	GS-UH7160VEX GS-UH7160VRX GS-UH7160V	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.2mm SATA, 160GB, 7200r/min	-				
	GS-UH7250VEX GS-UH7250VRX GS-UH7250V	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.2mm SATA, 250GB, 7200r/min	-				
	GS-UH7500VEX GS-UH7500VRX GS-UH7500V	¥133,350 (税抜)¥127,000	¥893 (税抜)¥850	¥674 (税抜)¥642	7.2mm SATA, 500GB, 7200r/min	-				
	GS-UH70734TEX GS-UH70734TRX GS-UH70734T	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS, 73GB, 15000r/min	-				
	GS-UH71464TEX GS-UH71464TRX GS-UH71464T	¥90,300 (税抜)¥86,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS, 146GB, 15000r/min	-				
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524FEX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 24倍速 IDE変換基板付き	黒				
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050DEX	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM: ATAPI, DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速 IDE変換基板付き	黒				
内蔵DVD-RAM セット	GS-SUV7090AEX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥464 (税抜)¥442	¥350 (税抜)¥333	ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒				
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77345RF3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
【おまかせ 安心移行(3年)用】	GS-SUD77345RD3EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77345R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUD77345PA3EX	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUD77345PR3EX	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77345P03EX	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77345N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77345003EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒				
内蔵DATAセット (DAT72) 【移行移行 / 標準移行(3年)用】	GS-SUD77345RFWEX GS-SUD77345RFW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77345RDWEX GS-SUD77345RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77345R0WEX GS-SUD77345R0W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUD77345PAWEX GS-SUD77345PAW	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUD77345PRWEX GS-SUD77345PRW	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77345P0WEX GS-SUD77345P0W	¥264,600 (税抜)¥252,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77345N0WEX GS-SUD77345N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD7734500WEX GS-SUD7734500W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 575 / 7(HS-4/170S)x10巻付き	黒				

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 TF	70 VF	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) 【ドライブ11ヶ所 /標準1ヶ所用】	GS-SUD77345RFOEX GS-SUD77345RFO	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77345RDOEX GS-SUD77345RDO	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77345PA0EX GS-SUD77345PA0	¥433,650 (税抜)¥413,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUD77345PROEX GS-SUD77345PRO	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345P00EX GS-SUD77345P00	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7734500EX GS-SUD7734500	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
	内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) 【おまかせ 安心1ヶ所(3年)用】	GS-SUD77464RF3EX	¥814,800 (税抜)¥776,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	*5	*5
		GS-SUD77464RD3EX	¥738,150 (税抜)¥703,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5
GS-SUD77464R03EX		¥672,000 (税抜)¥640,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	*5	*5	
GS-SUD77464PA3EX		¥867,300 (税抜)¥826,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	*5	*5	
GS-SUD77464PR3EX		¥764,400 (税抜)¥728,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	
GS-SUD77464P03EX		¥661,500 (税抜)¥630,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	
GS-SUD77464N03EX		¥661,500 (税抜)¥630,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	
GS-SUD77464003EX		¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年)付き	黒	*5	*5	
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) 【ドライブ11ヶ所 /標準1ヶ所用】		GS-SUD77464RFWEX GS-SUD77464RFW	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	*5	*5
		GS-SUD77464RDWEX GS-SUD77464RDW	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5
	GS-SUD77464R0WEX GS-SUD77464R0W	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464PAWEX GS-SUD77464PAW	¥720,300 (税抜)¥686,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464PRWEX GS-SUD77464PRW	¥617,400 (税抜)¥588,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464P0WEX GS-SUD77464P0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464N0WEX GS-SUD77464N0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD7746400WEX GS-SUD7746400W	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(20巻/年)付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464RF0EX GS-SUD77464RF0	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	*5	*5	
	GS-SUD77464RD0EX GS-SUD77464RD0	¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5	
GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	*5	*5		
GS-SUD77464PA0EX GS-SUD77464PA0	¥646,800 (税抜)¥616,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	*5	*5		
GS-SUD77464PROEX GS-SUD77464PRO	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	*5	*5		
GS-SUD77464P00EX GS-SUD77464P00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	*5	*5		
GS-SUD77464N00EX GS-SUD77464N00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	*5	*5		
GS-SUD77464000EX GS-SUD77464000	¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒	*5	*5		
内蔵 A I Tセット (AIT-2) 【おまかせ 安心1ヶ所(3年)用】	GS-SUS75113RF3EX	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75113RD3EX	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75113R03EX	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75113N03EX	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75113003EX	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰ ﾏﾞﾙﾌﾞ ﾏﾞﾙﾌﾞ(10巻/年)付き	黒			

*5 : タワータイプのみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色48)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				70 TF	70 VF	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 AIT 2セット (AIT-2) 【ドライブ群】 /標準付【用】	GS-SUS75113RFWEX GS-SUS75113RFW	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUS75113RDWEX GS-SUS75113RDW	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUS75113R0WEX GS-SUS75113R0W	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUS75113N0WEX GS-SUS75113N0W	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUS7511300WEX GS-SUS7511300W	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒				
	GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RF0	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUS75113RD0EX GS-SUS75113RD0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
	内蔵 LTO 2セット (Ultrium2 ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ) 【おまかせ 安心ｷﾞﾀﾞ】(3年)用】	GS-SUU72026RF3EX GS-SUU72026RD3EX	¥1,425,000 (税抜)¥1,072,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
		GS-SUU72026R03EX GS-SUU72026PA3EX	¥982,800 (税抜)¥936,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
		GS-SUU72026R03EX GS-SUU72026PA3EX	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
		GS-SUU72026PR3EX GS-SUU72026P03EX	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
		GS-SUU72026N03EX GS-SUU72026O03EX	¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72026N03EX GS-SUU72026O03EX		¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU72026O03EX GS-SUU72026RFWEX		¥848,400 (税抜)¥808,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒				
GS-SUU72026RDWEX GS-SUU72026RFW		¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUU72026RDWEX GS-SUU72026RFW		¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU72026R0WEX GS-SUU72026PAWEX		¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUU72026PAWEX GS-SUU72026PAW	¥821,100 (税抜)¥782,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GS-SUU72026PRWEX GS-SUU72026PRW	¥718,200 (税抜)¥684,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU72026P0WEX GS-SUU72026P0W	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026N0WEX GS-SUU72026N0W	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026O0WEX GS-SUU72026O0W	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒					
GS-SUU72026RF0EX GS-SUU72026RF0	¥690,100 (税抜)¥662,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUU72026RD0EX GS-SUU72026RD0	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU72026R00EX GS-SUU72026R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUU72026PA0EX GS-SUU72026PA0	¥642,600 (税抜)¥612,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GS-SUU72026PR0EX GS-SUU72026PR0	¥539,700 (税抜)¥514,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU72026P00EX GS-SUU72026P00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026N00EX GS-SUU72026N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026O00EX GS-SUU72026O00	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
内蔵 LTO 2セット (Ultrium2 ｶﾞｰﾌﾞｲﾄ) 【おまかせ 安心ｷﾞﾀﾞ】(3年)用】	GS-SUU72126RF3EX GS-SUU72126RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU72126R03EX GS-SUU72126PA3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU72126R03EX GS-SUU72126PA3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU72126PR3EX GS-SUU72126P03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU72126N03EX GS-SUU72126O03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU72126N03EX GS-SUU72126O03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU72126O03EX GS-SUU72126O03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒				
完了しました。										

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色4種)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				70 TF	70 VF	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵LTOセット (Ultrium2 7mmHt) 【ドライブ1個 / 標準3年用】	GS-SUU72126RFWEX GS-SUU72126RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU72126RDWEX GS-SUU72126RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU72126R0WEX GS-SUU72126R0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU72126PAWEX GS-SUU72126PAW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU72126PRWEX GS-SUU72126PRW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU72126P0WEX GS-SUU72126P0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU72126N0WEX GS-SUU72126N0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU7212600WEX GS-SUU7212600W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻付き	黒				
	GS-SUU72126RFOEX GS-SUU72126RFO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU72126RDOEX GS-SUU72126RDO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU72126R00EX GS-SUU72126R00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU72126PA0EX GS-SUU72126PA0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU72126PROEX GS-SUU72126PRO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU72126P00EX GS-SUU72126P00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU72126N00EX GS-SUU72126N00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU72126000EX GS-SUU72126000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	内蔵LTOセット (Ultrium3 8mmHt) 【おまかせ 安心3年用】	GS-SUU74106RF3EX	¥1,841,700 (税別)¥1,754,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
		GS-SUU74106RD3EX	¥1,765,050 (税別)¥1,681,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
		GS-SUU74106R03EX	¥1,698,900 (税別)¥1,618,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
		GS-SUU74106PA3EX	¥1,894,200 (税別)¥1,804,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
GS-SUU74106PR3EX		¥1,791,300 (税別)¥1,706,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU74106P03EX		¥1,688,400 (税別)¥1,603,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU74106003EX		¥1,564,500 (税別)¥1,490,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒				
内蔵LTOセット (Ultrium3 8mmHt) 【ドライブ1個 / 標準3年用】	GS-SUU74106RFWEX GS-SUU74106RFW	¥1,169,700 (税別)¥1,114,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU74106RDWEX GS-SUU74106RDW	¥1,093,050 (税別)¥1,041,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74106R0WEX GS-SUU74106R0W	¥1,026,900 (税別)¥978,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU74106PAWEX GS-SUU74106PAW	¥1,222,200 (税別)¥1,164,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU74106PRWEX GS-SUU74106PRW	¥1,119,300 (税別)¥1,066,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74106P0WEX GS-SUU74106P0W	¥1,016,400 (税別)¥968,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU7410600WEX GS-SUU7410600W	¥892,500 (税別)¥850,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻付き	黒				
	GS-SUU74106RFOEX GS-SUU74106RFO	¥833,700 (税別)¥794,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU74106RDOEX GS-SUU74106RDO	¥757,050 (税別)¥721,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74106R00EX GS-SUU74106R00	¥690,900 (税別)¥658,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU74106PA0EX GS-SUU74106PA0	¥886,200 (税別)¥844,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU74106PROEX GS-SUU74106PRO	¥783,300 (税別)¥746,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74106P00EX GS-SUU74106P00	¥680,400 (税別)¥648,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU74106000EX GS-SUU74106000	¥556,500 (税別)¥530,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				

完売しました。

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (色48)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				70 TF	70 VF	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵LTOセット (Ultrium3フルイト) 【おまかせ 安心サービス(3年)用】	GS-SUU74026RF3EX	¥2,251,200 (税別)¥2,144,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUU74026RD3EX	¥2,174,550 (税別)¥2,071,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74026R03EX	¥2,108,400 (税別)¥2,008,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUU74026PA3EX	¥2,303,700 (税別)¥2,194,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GS-SUU74026PR3EX	¥2,200,800 (税別)¥2,096,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU74026P03EX	¥2,097,900 (税別)¥1,998,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU74026N03EX	¥2,097,900 (税別)¥1,998,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUU74026003EX	¥1,974,000 (税別)¥1,880,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒				
	内蔵LTOセット (Ultrium3フルイト) 【ドライブ標準サービス用】	GS-SUU74026RFIEX	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
		GS-SUU74026RDIEX	¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU74026R0IEX		¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUU74026PAIEX		¥1,631,700 (税別)¥1,554,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
GS-SUU74026PRIEX		¥1,528,800 (税別)¥1,456,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU74026P0IEX		¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU74026N0IEX		¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU7402600IEX		¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応(LTOU3/400)x10巻付き	黒				
GS-SUU74026RFOEX		¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUU74026RDOEX		¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU74026R00EX		¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUU74026PA0EX		¥1,295,700 (税別)¥1,234,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
GS-SUU74026PROEX		¥1,192,800 (税別)¥1,136,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU74026P00EX		¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU74026N00EX		¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUU74026000EX		¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
電源ユニット										
電源ユニット		GS-BP2260EX	¥78,750 (税別)¥75,000	¥525 (税別)¥500	¥394 (税別)¥375	冗長化電源	-			
ディスプレイ装置										
液晶ディスプレイ装置		PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税別)¥37,000	¥280 (税別)¥267	¥210 (税別)¥200	15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白			
	PC-DTA15AXGS	完売しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税別)¥40,000	¥297 (税別)¥283	¥228 (税別)¥217	17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXN	完売しました。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白				
	外付け装置									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、デハイス搭載なし SCSIケーブル付き	黒				
	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、デハイス搭載なし SCSIケーブル + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1		
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク(2台目増設用)、デハイス搭載なし SCSIケーブル + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR165-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	クワイク、デハイス搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151)付き	黒				
	GH0RR165-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	クワイク、4U、デハイス搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4		
	GH0RR165-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	クワイク2台目増設用、デハイス搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4		
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 クワイク、1U	黒	*1	*1		
	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒	*1	*1		
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒	*1	*1		
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7724	¥417,900 (税別)¥398,000	¥2,617 (税別)¥2,492	¥1,960 (税別)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-				
ロードバランサ	GV0LB151-X0nnnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-				

*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*4 : SVPボードセット(GS-SCM7910X/GS-SCM7950X)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※48)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				70 TF	70 VF	
外付け装置										
エントリー ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R11221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20, 3.5インチ SATA I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(146GBx3(SAS)) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒		*1	*1	
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20, 3.5インチ SATA I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(500GBx5(シリアルATA)) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒		*1	*1	
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20, 3.5インチ SATA I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒		*1	*1	
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20, 3.5インチ SATA I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒		*1	*1	
	GHOBRO20-R12222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20, 3.5インチ SATA I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(146GBx3(SAS)) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒		*1	*1	
	GHOBRO20-R12223	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20, 3.5インチ SATA I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ(500GBx5(シリアルATA)) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒		*1	*1	
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20, 3.5インチ SATA I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒		*1	*1	
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20, 3.5インチ SATA I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラ	黒		*1	*1	
	エントリー ストレージ(BR50)	GGOBRO50-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	-	BR50, 3.5インチ Fibre Channel I/F, 4U RAIDコントローラ(250GBx5(シリアルATA)) + リザーブディスクx1 + Fibreケーブルx2	黒			
ディスクレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-Rxxxx	-	-	-	-	-				
ディスクレイ サブシステム(Hitachi USP/NSC)	A-65Ax-5x	-	-	-	-	-				
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	¥5,649,000 (税抜)¥5,380,000	¥35,280 (税抜)¥33,600	¥26,460 (税抜)¥25,200	L2/30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, SCSI I/F付	-		*1	*1	
	GV-FT1L230RF	¥7,329,000 (税抜)¥6,980,000	¥45,780 (税抜)¥43,600	¥34,335 (税抜)¥32,700	L2/30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, Fibre Channel I/F付	-				
ケーブル										
SCSIケーブル	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72ファイバー/LTOファイバー/LTOタイプ 列装置接続用, 3.0m	-				
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	10Gイーサネットケーブル, 5m	-				
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	10Gイーサネットケーブル, 10m	-				
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	10Gイーサネットケーブル, 20m	-				
メンテナンスケーブル	GH-LY7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110KF/110LF/130/270/310mmのケーブルユニット(GHRR165) - リザーブディスクユニット(GHRR165)間接続用, 2.0m	-				
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ポート及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-				
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m	-		*1	*1	
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	コンソール切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びビデオ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-				
無停電電源装置										
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUK7101A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7101S33	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
	GH-SBUK7151S33	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒		*1	*1	
	GH-SBUR7216S33	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		*1	*1	
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒		*1	*1	
	GH-SBUR7132S33	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-110V, 納入後2年経過時Hのバッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		*1	*1	
	無停電電源装置 [ドライブケーブル /標準ケーブル用]	GH-SBUK7101A00	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-110V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒			
		GH-SBUK7101S30	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, 99-110V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒			
GH-SBUK7151A00		¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-110V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
GH-SBUK7151S30		¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-110V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
GH-SBUR7216A00		¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 99-110V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒		*1	*1	
GH-SBUR7216S30		¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 99-110V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		*1	*1	
GH-SBUR7132A00		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-110V UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒		*1	*1	
GH-SBUR7132S30		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-110V UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		*1	*1	
無停電電源装置 [ドライブケーブル /おまかせ安心ケーブル (3年)/標準ケーブル用]		GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-110V UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-			
		GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-110V UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHドライブユニット付き	-			
	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-110V UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		*1	*1	
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-110V UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHドライブユニット付き	-		*1	*1	
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケーブル拡張ボード拡張用ポート GH-SBUK7xxxx用	-				
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケーブル拡張ボード拡張用ユニット, 3.5インチ GH-SBUK7xxxx用	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-				
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5), 10インチ GH-SBUK9151x用	-				

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 TF	70 VF
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バックパネル「メタルアライ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(バックパネル「メタルアライ」), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
静音化 ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) リアドア(静音化ドア[GH-RD7388])付き	黒	*1	*1
	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
静音化ドア	GH-RD7388	¥189,000 (税抜)¥180,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアドア共用	黒	*1	*1
	GH-RD7169	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	16Uラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアドア共用	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネル「メタルアライ」	黒	*1	*1
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネル「メタルアライ」	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	*1	*1
H U B 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒	*1	*1
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口,ブレーキスイッチ付き	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS,PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7045)付き	黒	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4インチ用,2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒	*1	*1
ラック マウントキット	GS-AU7555	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具,フロントパネル)	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載用(固定金具付き)	黒	*1	*1
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用「ジョイント搭載用ネジ」,ナット等のセット	黒	*1	*1
その他								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒		

*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/110W DF,EF,FF

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				110 DF	110 EF	110 FF
メモリーボード										
メモリーボード	GS-MJ75122JEX	¥25,200	¥166	¥123	512MB(512Mx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ75122J	(税抜)¥24,000	(税抜)¥158	(税抜)¥117						
	GS-MJ70162JEX	¥45,150	¥297	¥228	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
	GS-MJ70162J	(税抜)¥43,000	(税抜)¥283	(税抜)¥217						
	GS-MJ70262JEX	¥980	¥735	¥508	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-				
GS-MJ70262J	(税抜)¥140,000	(税抜)¥933	(税抜)¥700							
GS-MJ70462JEX	¥409,500	¥2,730	¥2,048	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-					
GS-MJ70462J	(税抜)¥390,000	(税抜)¥2,600	(税抜)¥1,950							
拡張ボード										
SCSIボード	GS-CS7363EX	¥21,000	¥140	¥105	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-				
	GS-CS7363	(税抜)¥20,000	(税抜)¥133	(税抜)¥100						
LANボード	GS-CN7542EX	¥27,300	¥184	¥140	PCI,10/100BASE-T	-				
	GS-CN7542	(税抜)¥26,000	(税抜)¥175	(税抜)¥133						
	GS-CN6552EX	¥38,850	¥263	¥202	PCI,10/100BASE-T,2port	-				
GS-CN6552	(税抜)¥37,000	(税抜)¥250	(税抜)¥192							
SVPボードセット	GS-SCM79002NEX	¥110,250	¥709	¥533	PCI,10/100BASE-T,サーバ/デスクトップ用,BMCモジュール搭載時	-				
	GS-SCM79002N	(税抜)¥105,000	(税抜)¥675	(税抜)¥508	電源ユニット + SVP24V100W 対応					
	GS-SCM79002PEX	¥110,250	¥709	¥533	PCI,10/100BASE-T,サーバ/デスクトップ用,BMCモジュール搭載時	-				
	GS-SCM79002P	(税抜)¥105,000	(税抜)¥675	(税抜)¥508	電源ユニット + SVP24V100W 対応					
	GS-SCM7950SEX	¥210,000	¥1,373	¥1,032	PCI,10/100BASE-T,サーバ/デスクトップ用,BMCモジュール搭載時	-				
	GS-SCM7950S	(税抜)¥200,000	(税抜)¥1,308	(税抜)¥983	電源ユニット + SVP24V100W 対応 + リモートコントロール機能付き					
	GS-SCM7950TEX	¥210,000	¥1,373	¥1,032	PCI,10/100BASE-T,サーバ/デスクトップ用,BMCモジュール搭載時	-				
GS-SCM7950T	(税抜)¥200,000	(税抜)¥1,308	(税抜)¥983	電源ユニット + SVP24V100W 対応 + リモートコントロール機能付き						
BMCモジュール	GS-ES7403EX	¥31,500	¥210	¥158	ハードウェア管理モジュール,IPMI1.5準拠	-				
GS-ES7403	(税抜)¥30,000	(税抜)¥200	(税抜)¥150							
システム装置内蔵デバイス										
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7160VEX	¥29,400	¥192	¥149	7.2kRPM,160GB,7200r/min	-				
	GS-SUH7160V	(税抜)¥28,000	(税抜)¥183	(税抜)¥142	7.2kRPM,160GB,7200r/min					
	GS-SUH7250VBEX	¥50,400	¥333	¥254	7.2kRPM,250GB,7200r/min	-				
	GS-SUH7250VB	(税抜)¥48,000	(税抜)¥317	(税抜)¥242	7.2kRPM,250GB,7200r/min					
	GS-SUH7500VBEX	¥133,350	¥884	¥665	7.2kRPM,500GB,7200r/min	-				
	GS-SUH7500VB	(税抜)¥127,000	(税抜)¥842	(税抜)¥633	7.2kRPM,500GB,7200r/min					
	GS-SUH7160VEX	¥29,400	¥192	¥149	7.2kRPM,160GB,7200r/min	-				
	GS-SUH7160V	(税抜)¥28,000	(税抜)¥183	(税抜)¥142	7.2kRPM,160GB,7200r/min					
	GS-SUH7250VBEX	¥50,400	¥333	¥254	7.2kRPM,250GB,7200r/min	-				
	GS-SUH7250VB	(税抜)¥48,000	(税抜)¥317	(税抜)¥242	7.2kRPM,250GB,7200r/min					
	GS-SUH7500VBEX	¥133,350	¥884	¥665	7.2kRPM,500GB,7200r/min	-				
	GS-SUH7500VB	(税抜)¥127,000	(税抜)¥842	(税抜)¥633	7.2kRPM,500GB,7200r/min					
	GS-SUH7160VEX	¥29,400	¥192	¥149	7.2kRPM,160GB,7200r/min	-				
	GS-SUH7160V	(税抜)¥28,000	(税抜)¥183	(税抜)¥142	7.2kRPM,160GB,7200r/min					
	GS-SUH7250VBEX	¥50,400	¥333	¥254	7.2kRPM,250GB,7200r/min	-				
GS-SUH7250VB	(税抜)¥48,000	(税抜)¥317	(税抜)¥242	7.2kRPM,250GB,7200r/min						
GS-SUH7500VBEX	¥133,350	¥884	¥665	7.2kRPM,500GB,7200r/min	-					
GS-SUH7500VB	(税抜)¥127,000	(税抜)¥842	(税抜)¥633	7.2kRPM,500GB,7200r/min						
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524EEX	¥15,750	¥113	¥87	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速	黒				
GS-SUC5524E	(税抜)¥15,000	(税抜)¥108	(税抜)¥83							
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050CEX	¥36,750	¥254	¥192	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速	黒				
GS-SUV5050C	(税抜)¥35,000	(税抜)¥242	(税抜)¥183							
ディスプレイ装置										
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850	¥280	¥210	15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白				
	PC-DTA15AXGS	(税抜)¥37,000	(税抜)¥267	(税抜)¥200						
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000	¥297	¥228	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXN	(税抜)¥40,000	(税抜)¥283	(税抜)¥217						
	PC-DTA17BSXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白				
外付け装置										
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-R1BK00	¥95,550	¥289	¥218	7.2kRPM,160GB,7200r/min	黒				
	GS0BS203-R2BK00	(税抜)¥91,000	(税抜)¥275	(税抜)¥208	SCSIケーブル + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き					
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装	黒				
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	7.2kRPM,160GB,7200r/min	黒				
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	7.2kRPM,160GB,7200r/min	黒				
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350	¥175	¥131	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7724	(税抜)¥27,000	(税抜)¥167	(税抜)¥125						
GH-BH7724	¥417,900	¥2,617	¥1,960	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
GH-BH7724	(税抜)¥398,000	(税抜)¥2,492	(税抜)¥1,867							
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnnn1	-	-	-	Big-IP 1500	-				
ケーブル										
SCSIケーブル	GH-LA7302	¥12,600	-	-	DAT72チェンジャー/LTOチェンジャー接続用,3.0m	-				
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,5m	-				
GH-LN7E10	(税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,10m	-					
GH-LN7E20	¥2,940	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,20m	-					
GH-LN7E20	(税抜)¥2,800	-	-							
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-				
GH-LU7101	(税抜)¥4,800	-	-							
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400	-	-	キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-				
GH-LK7301	(税抜)¥8,000	-	-							
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300	-	-	コンソール切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-				
GH-LVK7113	(税抜)¥6,000	-	-							

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理			110 DF	110 EF	110 FF	
無停電電源装置										
無停電電源装置 [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時HATリ-交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒				
	GH-SBUR7216S33	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時HATリ-交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時HATリ-交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒				
	GH-SBUR7132S33	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時HATリ-交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
無停電電源装置 [トライプル /標準パック用]	GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒				
	GH-SBUR7216S30	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒				
	GH-SBUR7132S30	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
無停電電源装置 [トライプル /おまかせ安心パック (3年)標準パック用]	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-				
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHディスプレイ付き	-				
UPSシステムフェーズ 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSシステムフェーズ拡張ボード	-				
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSシステムフェーズ拡張ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き	-				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き	-				
PowerMonitorHディスプレイ	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用 無停電電源装置管理ソフトウェアディスプレイ用,10インチ	-				
ラック関連										
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ラックタイプ), ラックタイプ(2枚1組)のセット	黒				
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ラックタイプ), ラックタイプ(2枚1組)のセット	黒				
静音化 ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) リアア(静音化)付き	黒				
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒				
	GH-RK7166	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒				
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックタイプ(2枚1組)	黒				
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックタイプ(2枚1組)	黒				
静音化ドア	GH-RD7388	¥189,000 (税抜)¥180,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアア共用	黒				
	GH-RD7169	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	16Uラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアア共用	黒				
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ラックタイプ	黒				
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ラックタイプ	黒				
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒				
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒				
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒				
K Bマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納用ユニット キーボード(PS2) [白] + マウス(PS2) [白] 付き	黒				
HUB収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH7724) 収納用	黒				
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH75002) 収納用	黒				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクト6口,ブレーキ付き	黒				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS,PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ,1U	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ,1U 8インチ切替ユニット付き	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ,1U 4インチ切替ユニット付き	黒				
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4インチ用,2U ラックタイプ + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックタイプ ネット搭載用ラックマウント キット	黒				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックタイプ ネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒				
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックタイプ ネットへの流通用ネジ,ナット等のセット	黒				
その他										
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒				

HA8000/110W EF,FF Windows Storage Server 2003 R2E7 Ⅱ

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 EF WSS	110 FF WSS
メモリーボード								
メモリーボード	GS-MJ701G2JEX GS-MJ701G2J	¥45,150 (税抜)¥43,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-MJ702G2JEX GS-MJ702G2J	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-		
拡張ボード								
BMCモジュール	GS-ES7403EX	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥210 (税抜)¥200	¥158 (税抜)¥150	ハードウェア管理ツール,IPMI1.5準拠	-		
ディスプレイ装置								
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白		
外付け装置								
スイッチングHUB	GH-BH75002 GH-BH7724	¥28,350 (税抜)¥27,000 ¥417,900 (税抜)¥398,000	¥175 (税抜)¥167 ¥2,617 (税抜)¥2,492	¥131 (税抜)¥125 ¥1,960 (税抜)¥1,867	8ポート(10Mbps/100Mbps) 24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-		
ケーブル								
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05 GH-LN7E10 GH-LN7E20	¥1,890 (税抜)¥1,800 ¥2,940 (税抜)¥2,800 ¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル,5m カテゴリ5Eシールドケーブル,10m カテゴリ5Eシールドケーブル,20m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m	-		
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	ケーブル切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBUR7216A00 GH-SBUR7216S30 GH-SBUR7132A00 GH-SBUR7132S30 GH-SBUR9151S1 GH-SBUR9151S2	¥135,450 (税抜)¥129,000 ¥135,450 (税抜)¥129,000 ¥296,100 (税抜)¥282,000 ¥296,100 (税抜)¥282,000 ¥278,250 (税抜)¥265,000 ¥330,750 (税抜)¥315,000	¥822 (税抜)¥783 ¥822 (税抜)¥783 ¥1,829 (税抜)¥1,742 ¥1,829 (税抜)¥1,742 ¥1,496 (税抜)¥1,425 ¥1,496 (税抜)¥1,425	¥622 (税抜)¥592 ¥622 (税抜)¥592 ¥1,373 (税抜)¥1,308 ¥1,373 (税抜)¥1,308 ¥1,120 (税抜)¥1,067 ¥1,120 (税抜)¥1,067	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き 1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き 2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き 2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き 1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き 1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHディスプレイ付き	黒		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケーブル拡張ボード GH-SBUK7xxxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケーブル拡張ボード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUK7xxxx用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-		
PowerMonitorHディスプレイ	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアディスプレイ用,10.1インチ GH-SBUx9151x用	-		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386 GH-SRK7166	¥241,500 (税抜)¥230,000 ¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロント/リアパネル ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロント/リアパネル 16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロント/リアパネル ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロント/リアパネル	黒		
静音化 ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) リアパネル/静音化ドア(GH-RD7388)付き	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7386 GH-RK7166	¥197,400 (税抜)¥188,000 ¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) 16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7386 GH-RS7166	¥21,000 (税抜)¥20,000 ¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組 16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
静音化ドア	GH-RD7388 GH-RD7169	¥189,000 (税抜)¥180,000 ¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロント/リアパネル共用 16Uラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用) フロント/リアパネル共用	黒		
フロントドア	GH-RD7386 GH-RD7167	¥67,200 (税抜)¥64,000 ¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネル/ラックキャビネット 16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) バックパネル/ラックキャビネット	黒		
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
ブラックパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒		
HUB収納ユニット	GH-RH7101 GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000 ¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチングHUB(GH-BH7724)収納用 スイッチングHUB(GH-BH75002)収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アット6口,ブレーキ付き付き	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS,PC-DTA17BSXN)収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 8インチコントロール切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングデバイス,1U 4インチコントロール切替ユニット(GH-AT7045)付き	黒		
コントロール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4インチ用,2U ラックユニット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒		
コントロール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒		
コントロール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コントロール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コントロール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用ジョイント品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒		

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N.F.色)	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				110 EF WSS	110 FF WSS
その他									
コンソール切替 ユニット(4部-ト用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスクレイ切替ユニット,4部-ト用	黒			
コンソール切替 ユニット(8部-ト用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスクレイ切替ユニット,8部-ト用	黒			

HA8000/110W KF,LF

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				110 KF	110 LF
プロセッサ									
プロセッサ	GS-ECSPX1P6TCEX	¥67,200	¥446	¥333	Xeon 5110(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:4MB	-			
	GS-ECSPX1P6TC	(税抜)¥64,000	(税抜)¥425	(税抜)¥317					
	GS-ECSPX3P0TGEX	¥189,000	¥1,260	¥945	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-			
	GS-ECSPX3P0TG	(税抜)¥180,000	(税抜)¥1,200	(税抜)¥900					
	GS-ECSPX1P6VCEX	¥136,500	¥910	¥683	Xeon E5310(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:8MB	-			
	GS-ECSPX1P6VC	(税抜)¥130,000	(税抜)¥867	(税抜)¥650					
	GS-ECSPX2P3VCEX	¥181,650	¥1,208	¥910	Xeon E5345(2.33GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:8MB	-			
	GS-ECSPX2P3VC	(税抜)¥173,000	(税抜)¥1,150	(税抜)¥867					
メモリーボード									
メモリーボード	GS-MJ70162LEX	¥48,300	¥323	¥245	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-			
	GS-MJ70162L	(税抜)¥46,000	(税抜)¥308	(税抜)¥233					
	GS-MJ70262LEX	¥95,550	¥638	¥481	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-			
	GS-MJ70262L	(税抜)¥91,000	(税抜)¥608	(税抜)¥458					
	GS-MJ70462LEX	¥343,350	¥2,292	¥1,724	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-			
	GS-MJ70462L	(税抜)¥327,000	(税抜)¥2,183	(税抜)¥1,642					
	GS-MJ70862LEX	¥1,232,700	¥8,216	¥6,160	8GB(4GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-			
	GS-MJ70862L	(税抜)¥1,174,000	(税抜)¥7,825	(税抜)¥5,867					
拡張ボード									
LANボードセット	GS-SCN7542EX	¥27,300	¥184	¥140	PCI,1000BASE-T	-			
	GS-SCN7542	(税抜)¥26,000	(税抜)¥175	(税抜)¥133	LowProfile PCI1000BASE-T				
LANボード	GS-CN7542	¥27,300	¥184	¥140	PCI,1000BASE-T	-			
	GS-CN7543	(税抜)¥26,000	(税抜)¥175	(税抜)¥133	LowProfile PCI1000BASE-T				
LANボードセット	GS-SCN6552EX	¥38,850	¥263	¥202	PCI,1000BASE-T,2port	-			
	GS-SCN6552	(税抜)¥37,000	(税抜)¥250	(税抜)¥192	LowProfile PCI1000BASE-T,2port				
LANボード	GS-CN6552	¥38,850	¥263	¥202	PCI,1000BASE-T,2port	-			
	GS-CN6553	(税抜)¥37,000	(税抜)¥250	(税抜)¥192	LowProfile PCI1000BASE-T,2port				
LANボードセット	GS-SCN7572EX	¥33,600	¥228	¥175	PCI Express(x1),1000BASE-T	-			
	GS-SCN7572	(税抜)¥32,000	(税抜)¥217	(税抜)¥167	LowProfile PCI1000BASE-T				
LANボード	GS-CN7572	¥33,600	¥228	¥175	PCI Express(x1),1000BASE-T	-			
	GS-CN7573	(税抜)¥32,000	(税抜)¥217	(税抜)¥167	LowProfile PCI1000BASE-T				
SASボード	GS-CE7101EX	¥304,500	¥2,030	¥1,523	PCI Express(x8),SAS,12Gbps	-			
	GS-CE7101	(税抜)¥290,000	(税抜)¥1,933	(税抜)¥1,450	BR20接続用				
Fibre Channel ボード	GS-C07421EX	¥686,700	¥4,576	¥3,430	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel	-			
	GS-C07421	(税抜)¥654,000	(税抜)¥4,358	(税抜)¥3,267	BR50/FiberChannel接続用				
	GS-C07402EX	¥921,900	¥6,143	¥4,612	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel	-			
	GS-C07402	(税抜)¥878,000	(税抜)¥5,850	(税抜)¥4,392	デュアルポート,BR50/FiberChannel接続用				
SVPボードセット	GS-SCM79002SEX	¥110,250	¥709	¥533	PCI,サードパーティ,LowProfile PCI1000BASE-T	-			
	GS-SCM79002S	(税抜)¥105,000	(税抜)¥675	(税抜)¥508	電源ユニット + SVP2ポートの取り付け				
	GS-SCM79012S	¥110,250	¥709	¥533	PCI,サードパーティ,LowProfile PCI1000BASE-T	-			
	GS-SCM79012S	(税抜)¥105,000	(税抜)¥675	(税抜)¥508	電源ユニット + SVP2ポートの取り付け				
	GS-SCM79102SEX	¥176,400	¥1,147	¥858	PCI,サードパーティ,サードパーティ	-			
	GS-SCM79102S	(税抜)¥168,000	(税抜)¥1,092	(税抜)¥817	電源ユニット + SVP2ポートの取り付け + 外部筐体電源連動機能付き				
	GS-SCM7950WEX	¥276,150	¥1,811	¥1,357	PCI,サードパーティ,サードパーティ	-			
	GS-SCM7950W	(税抜)¥263,000	(税抜)¥1,725	(税抜)¥1,292	電源ユニット + SVP2ポートの取り付け + 外部筐体電源連動機能 + リモートジョーナル機能付き				
Riser Card	GS-ES7501EX	¥5,250	¥35	¥26	PCI Express(x8) 1ポート,PCI-X 1ポート Riser Card	-			
	GS-ES7501	(税抜)¥5,000	(税抜)¥33	(税抜)¥25					
	GS-ES7510EX	¥5,250	¥35	¥26	PCI Express(x8) 2ポート Riser Card	-			
	GS-ES7510	(税抜)¥5,000	(税抜)¥33	(税抜)¥25					
システム装置内蔵デバイス									
内蔵ハードディスク	GS-UH70734UEX	¥52,500	¥350	¥263	SAS,73GB,15000r/min	-			
	GS-UH70734URX	(税抜)¥50,000	(税抜)¥333	(税抜)¥250					
	GS-UH70734U								
	GS-UH71464UEX	¥90,300	¥604	¥455	SAS,146GB,15000r/min	-			
	GS-UH71464URX	(税抜)¥86,000	(税抜)¥575	(税抜)¥433					
	GS-UH71464U								
	GS-UH7160VEX	¥29,400	¥192	¥149	SATA,160GB,7200r/min	-			
	GS-UH7160VRX	(税抜)¥28,000	(税抜)¥183	(税抜)¥142					
	GS-UH7160V								
	GS-UH7250VEX	¥50,400	¥333	¥254	SATA,250GB,7200r/min	-			
	GS-UH7250VRX	(税抜)¥48,000	(税抜)¥317	(税抜)¥242					
	GS-UH7250V								
	GS-UH7500VEX	¥133,350	¥893	¥674	SATA,500GB,7200r/min	-			
	GS-UH7500VRX	(税抜)¥127,000	(税抜)¥850	(税抜)¥642					
	GS-UH7500V								
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524EEX	¥15,750	¥113	¥87	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速	-	黒		
	GS-SUC5524E	(税抜)¥15,000	(税抜)¥108	(税抜)¥83					
内蔵DVD-ROM セット	GS-SUV5050CEX	¥36,750	¥254	¥192	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速	-	黒		
	GS-SUV5050C	(税抜)¥35,000	(税抜)¥242	(税抜)¥183					
電源ユニット									
電源ユニット	GS-BP2250EX	¥78,750	¥525	¥394	冗長化電源	-			
	GS-BP2250	(税抜)¥75,000	(税抜)¥500	(税抜)¥375					
ディスプレイ装置									
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850	¥280	¥210	15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	-	白		
	PC-DTA15AXGS	(税抜)¥37,000	(税抜)¥267	(税抜)¥200					
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000	¥297	¥228	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	-	白		
	PC-DTA17BSXN	(税抜)¥40,000	(税抜)¥283	(税抜)¥217					
	PC-DTA17BSXN								

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 KF	110 LF
外付け装置								
バックアップ キャビネットセット	GSOBS203-R1BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ラックタイプ、デハイス搭載なし SCSI16-ブレード + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GSOBS203-R2BK000	¥64,050 (税抜)¥61,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ラックタイプ(2台目増設用)、デハイス搭載なし SCSI16-ブレード + ラック搭載ケーブル付き	黒		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥368 (税抜)¥350	¥280 (税抜)¥267	ラックタイプ、4U、デハイス搭載なし SCSI16-ブレード + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥428 (税抜)¥408	¥323 (税抜)¥308	ラックタイプ2台目増設用、デハイス搭載なし SCSI16-ブレード + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 ラックタイプ、1U	黒		
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-		
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-		
エントリー ディスクアレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R111221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1 + 292GB7L4(146GBx3[SAS1]) + ヴァージンディスク + SASケーブルx1	黒		
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1 + 2TB7L4(500GBx5[シリアルATA]) + ヴァージンディスク + SASケーブルx1	黒		
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1	黒		
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1	黒		
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2 + 292GB7L4(146GBx3[SAS1]) + ヴァージンディスク + SASケーブルx2	黒		
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2 + 2TB7L4(500GBx5[シリアルATA]) + ヴァージンディスク + SASケーブルx2	黒		
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2	黒		
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20,ラックタイプ,SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2	黒		
	エントリー ストレージ(BR50)	GGOBRO50-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	¥17,325 (税抜)¥16,500	BR50,ラックタイプ,Fibre Channel 1/F,4U RAIDコントローラ-5x2 + 1TB7L4(250GBx5[シリアルATA]) + ヴァージンディスクx1 + Fibreケーブルx2	黒	
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-Rxxxx AMS/WMS	-	-	-	Hitachi AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi USP/NSC)	JA-65Ax-5x USP/NSC	-	-	-	Hitachi USP/NSC	-		
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72フェンダー接続用,3.0m	-		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eハンズケーブル,5m	-		
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eハンズケーブル,10m	-		
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eハンズケーブル,20m	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110KF/110LF/130/270/リム-ハブケーブルユニット(GHORR165) - リム-ハブケーブルユニット(GHORR165)間接続用,2.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-		
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	ケーブル切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7216S33	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7132S33	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		
無停電電源装置 [ドライブケーブル /標準ケーブル用]	GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7216S30	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7132S30	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		
無停電電源装置 [ドライブケーブル /おまかせ安心ケーブル (3年)/標準ケーブル用]	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHドライブユニット付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BAU701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケーブル-28ポート拡張用カード GH-SBUx7xxxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BAU781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケーブル-28ポート拡張用ユニット,ラックケーブル搭載用金具付き GH-SBUx9151x用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-		
PowerMonitorHドライブ	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアドライブユニット,10インチ GH-SBUx9151x用	-		

*4: SVPボードセット(GS-SCM7910x/GS-SCM7950x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※48)	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理				110 KF	110 LF
ラック関連									
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)メタルアライ,	黒			
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)メタルアライ,	黒			
静音化 ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒			
	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒			
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒			
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒			
静音化ドア	GH-RD7388	¥189,000 (税抜)¥180,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒			
	GH-RD7169	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	16Uラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒			
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒			
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒			
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒			
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒			
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒			
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納ユニット	黒			
H U B 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒			
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒			
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口,ブレーキスイッチ付き	黒			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテックデバイス,1U	黒			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテックデバイス,1U	黒			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテックデバイス,1U	黒			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4インチ用,2U	黒			
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8インチ用,2U	黒			
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット	黒			
ラック搭載トレー	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレー(固定金具付き)	黒			
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通型ジョイント搭載用ネジ,ナット等のセット	黒			
その他									
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒			
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒			

HA8000/130W CF,DF,EF,FF

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	システム装置				
			維持保守	出張修理				130 CF	130 DF	130 EF	130 FF	
プロセッサ プロセッサ	GS-ECSPX1P6TBEX	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥446 (税抜)¥425	¥333 (税抜)¥317	Xeon 5110(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:4MB	-						
	GS-ECSPX1P6TB	¥189,000 (税抜)¥180,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-						
	GS-ECSPX1P6VBEX	¥136,500 (税抜)¥130,000	¥910 (税抜)¥867	¥683 (税抜)¥650	Xeon E5310(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:8MB	-						
	GS-ECSPX1P6VB	¥181,650 (税抜)¥173,000	¥1,208 (税抜)¥1,150	¥910 (税抜)¥867	Xeon E5345(2.33GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:8MB	-						
	GS-ECSPX2P3VBEX											
	GS-ECSPX2P3VB											
メモリーボード メモリーボード	GS-MJ70162LEX	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-						
	GS-MJ70162L	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥638 (税抜)¥608	¥481 (税抜)¥458	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-						
	GS-MJ70262LEX	¥343,350 (税抜)¥327,000	¥2,292 (税抜)¥2,183	¥1,724 (税抜)¥1,642	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-						
	GS-MJ70462LEX	¥1,232,700 (税抜)¥1,174,000	¥8,216 (税抜)¥7,825	¥6,160 (税抜)¥5,867	8GB(4GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,FB-DIMM	-						
	GS-MJ70262L											
	GS-MJ70462L											
拡張ボード S C S Iボード	GS-CS7363EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1177mm	-						
	GS-CS7363	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,1.0-ブレイク,1000BASE-T	-						
	GS-CN7542EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,1.0-ブレイク,1000BASE-T,2port	-						
	GS-CN6552EX	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),1.0-ブレイク,1000BASE-T	-						
	GS-CN7572EX	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450	PCI Express(x8),SAS,12Gbps BR20接続用	-						
	GS-CN7101EX	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,276	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberOptic:SFF	-						
LANボード	GS-CN7542	¥821,900 (税抜)¥788,000	¥6,143 (税抜)¥5,850	¥4,612 (税抜)¥4,382	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberOptic:SFF デュアルポート,BR50/デュアルポート/ストレージ/大型テープドライブ/装置接続用	-						
	GS-CN7572	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1.0-ブレイク,9-E S/P DbyF	-						
	GS-CN79102EX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,1.0-ブレイク,9-E S/P DbyF	-						
S A Sボード	GS-CE7101EX	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	電源ユニット + SVPR1707 の組み付き	-						
	GS-CE7101				電源ユニット + SVPR1707 の組み + 外部筐体電源連動機能付き	-						
	GS-CE7101EX				電源ユニット + SVPR1707 の組み + 外部筐体電源連動機能 + リモコン管理機能付き	-						
Fibre Channel ボード	GS-CC7421EX	¥113,350 (税抜)¥108,000	¥750 (税抜)¥715	¥533 (税抜)¥508	電源ユニット + SVPR1707 の組み	-						
	GS-CC7402EX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	電源ユニット + SVPR1707 の組み + 外部筐体電源連動機能付き	-						
	GS-CC7402	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	電源ユニット + SVPR1707 の組み + 外部筐体電源連動機能 + リモコン管理機能付き	-						
S V Pボードセット	GS-SCM79002TEX	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	電源ユニット + SVPR1707 の組み	-						
	GS-SCM79102EX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	電源ユニット + SVPR1707 の組み + 外部筐体電源連動機能付き	-						
	GS-SCM79102T	¥276,150 (税抜)¥263,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292	電源ユニット + SVPR1707 の組み + 外部筐体電源連動機能 + リモコン管理機能付き	-						
システム装置内蔵デバイス 内蔵ハードディスク	GS-UH70734VEX	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-						
	GS-UH70734VRX	¥90,300 (税抜)¥86,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS,146GB,15000r/min	-						
	GS-UH71464VEX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min	-						
	GS-UH71464VRX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min	-						
	GS-UH7160VEX	¥133,350 (税抜)¥127,000	¥893 (税抜)¥850	¥674 (税抜)¥642	SATA,500GB,7200r/min	-						
	GS-UH7500VEX	¥15,750 (税抜)¥15,000	¥105 (税抜)¥100	¥79 (税抜)¥75	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速	黒						
	GS-UH7500VRX	¥36,750 (税抜)¥35,000	¥245 (税抜)¥233	¥184 (税抜)¥175	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速	黒						
	GS-UH7500VEX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	黒						
	GS-UH7500VRX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	GS-UH7500VEX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	GS-UH7500VRX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	GS-UH7500VEX	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	GS-UH7500VRX	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	GS-UH7500VEX	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	GS-UH7500VRX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	GS-UH7500VEX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
	内蔵D A Tセット (DAT72) 【おまかせ 安心行 ¥(3年)用】	GS-SUD77345RF3EX	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
		GS-SUD77345RD3EX	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
GS-SUD77345R03EX		¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
GS-SUD77345PA3EX		¥470,400 (税抜)¥448,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
GS-SUD77345PR3EX		¥367,500 (税抜)¥350,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
GS-SUD77345P03EX		¥264,600 (税抜)¥252,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
GS-SUD77345N03EX		¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
GS-SUD7734500EX		¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒						
GS-SUD7734500EX												
GS-SUD7734500EX												
GS-SUD7734500EX												
GS-SUD7734500EX												

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置				
			維持保守	出張修理			130 CF	130 DF	130 EF	130 FF	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵DATセット (DAT72) 【ドライブ1個 / 標準1年用】	GS-SUD77345RFOEX GS-SUD77345RFO	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77345RDOEX GS-SUD77345RDO	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77345PA0EX GS-SUD77345PA0	¥433,650 (税抜)¥413,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUD77345PROEX GS-SUD77345PRO	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77345P00EX GS-SUD77345P00	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD7734500EX GS-SUD7734500	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵DAT チェンジャーセット (DAT72) 【おまかせ 安心1年(3年)用】	GS-SUD77464RF3EX	¥814,800 (税抜)¥776,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUD77464RD3EX	¥738,150 (税抜)¥703,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77464R03EX		¥672,000 (税抜)¥640,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUD77464PA3EX		¥867,300 (税抜)¥826,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GS-SUD77464PR3EX		¥764,400 (税抜)¥728,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUD77464P03EX		¥661,500 (税抜)¥630,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77464N03EX		¥661,500 (税抜)¥630,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77464003EX		¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒					
内蔵DAT チェンジャーセット (DAT72) 【ドライブ1個 / 標準1年用】		GS-SUD77464RFWEX GS-SUD77464RFW	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUD77464RDWEX GS-SUD77464RDW	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77464R0WEX GS-SUD77464R0W	¥625,000 (税抜)¥600,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77464PAWEX GS-SUD77464PAW	¥720,300 (税抜)¥686,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUD77464PRWEX GS-SUD77464PRW	¥617,400 (税抜)¥588,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77464P0WEX GS-SUD77464P0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77464N0WEX GS-SUD77464N0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD7746400WEX GS-SUD7746400W	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(HS-4/170S)x20巻付き	黒					
	GS-SUD77464RF0EX GS-SUD77464RF0	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77464RD0EX GS-SUD77464RD0	¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77464PA0EX GS-SUD77464PA0	¥646,800 (税抜)¥616,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUD77464PROEX GS-SUD77464PRO	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77464P00EX GS-SUD77464P00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77464N00EX GS-SUD77464N00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77464000EX GS-SUD77464000	¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒					
	内蔵AITセット (AIT-2) 【おまかせ 安心1年(3年)用】	GS-SUS75113RF3EX	¥690,100 (税抜)¥652,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUS75113RD3EX	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75113R03EX		¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUS75113N03EX		¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75113003EX		¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ 47(SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒					

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置				
			維持保守	出張修理			130 CF	130 DF	130 EF	130 FF	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 AIT 2セット [ドライブ群] / 標準群 [用]	GS-SUS75113RFWEX GS-SUS75113RFW	¥485,100 (税別)¥462,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113RDWEX GS-SUS75113RDW	¥408,450 (税別)¥389,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R0WEX GS-SUS75113R0W	¥342,300 (税別)¥326,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N0WEX GS-SUS75113N0W	¥323,400 (税別)¥308,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS7511300WEX GS-SUS7511300W	¥207,900 (税別)¥198,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒					
	GS-SUS75113RF0EX GS-SUS75113RF0	¥432,600 (税別)¥412,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUS75113RD0EX GS-SUS75113RD0	¥355,950 (税別)¥339,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税別)¥276,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税別)¥258,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税別)¥148,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵 LTO 2セット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [おまかせ 安心ｷﾞﾀﾞﾝ] (3年)用]	GS-SUU72026RF3EX	¥1,425,000 (税別)¥1,072,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU72026RD3EX	¥1,048,950 (税別)¥999,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUU72026R03EX	¥982,800 (税別)¥936,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUU72026PA3EX	¥1,178,100 (税別)¥1,122,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
		GS-SUU72026PR3EX	¥1,075,200 (税別)¥1,024,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU72026P03EX		¥972,300 (税別)¥926,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026N03EX		¥972,300 (税別)¥926,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026003EX		¥848,400 (税別)¥808,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒					
内蔵 LTO 2セット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [ドライブ群] / 標準群 [用]		GS-SUU72026RFWEX GS-SUU72026RFW	¥768,600 (税別)¥732,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU72026RDWEX GS-SUU72026RDW	¥691,950 (税別)¥659,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUU72026R0WEX GS-SUU72026R0W	¥625,800 (税別)¥596,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU72026PAWEX GS-SUU72026PAW	¥821,100 (税別)¥782,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU72026PRWEX GS-SUU72026PRW	¥718,200 (税別)¥684,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72026P0WEX GS-SUU72026P0W	¥615,300 (税別)¥586,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU72026N0WEX GS-SUU72026N0W	¥615,300 (税別)¥586,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU7202600WEX GS-SUU7202600W	¥491,400 (税別)¥468,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒					
	GS-SUU72026RF0EX GS-SUU72026RF0	¥690,100 (税別)¥662,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU72026RD0EX GS-SUU72026RD0	¥513,450 (税別)¥489,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72026R00EX GS-SUU72026R00	¥447,300 (税別)¥426,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU72026PA0EX GS-SUU72026PA0	¥642,600 (税別)¥612,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU72026PR0EX GS-SUU72026PR0	¥539,700 (税別)¥514,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72026P00EX GS-SUU72026P00	¥436,800 (税別)¥416,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU72026N00EX GS-SUU72026N00	¥436,800 (税別)¥416,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72026000EX GS-SUU72026000	¥312,900 (税別)¥298,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒						
内蔵 LTO 2セット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [おまかせ 安心ｷﾞﾀﾞﾝ] (3年)用]	GS-SUU72126RF3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU72126RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72126R03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU72126PA3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU72126PR3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72126P03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU72126N03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒						
GS-SUU72126003EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒						

完了しました。

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F48)	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				130 CF	130 DF	130 EF	130 FF
システム装置内蔵デバイス											
内蔵LTOセット (Ultrium2 7mmHt) 【ドライブ専用】 標準3年用	GS-SUU72126RFWEX GS-SUU72126RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU72126RDWEX GS-SUU72126RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72126R0WEX GS-SUU72126R0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU72126PAWEX GS-SUU72126PAW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU72126PRWEX GS-SUU72126PRW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72126P0WEX GS-SUU72126P0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU72126N0WEX GS-SUU72126N0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU7212600WEX GS-SUU7212600W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU2/200)x10巻付き	黒					
	GS-SUU72126RFOEX GS-SUU72126RFO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU72126RDOEX GS-SUU72126RDO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72126R00EX GS-SUU72126R00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU72126PA0EX GS-SUU72126PA0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU72126PROEX GS-SUU72126PRO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU72126P00EX GS-SUU72126P00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU72126N00EX GS-SUU72126N00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU72126000EX GS-SUU72126000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
	内蔵LTOセット (Ultrium3 8mmHt) 【おまかせ 安心3年用】	GS-SUU74106RF3EX	¥1,841,700 (税別)¥1,754,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU74106RD3EX	¥1,765,050 (税別)¥1,681,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUU74106R03EX	¥1,698,900 (税別)¥1,618,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUU74106PA3EX	¥1,894,200 (税別)¥1,804,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
GS-SUU74106PR3EX		¥1,791,300 (税別)¥1,706,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU74106P03EX		¥1,688,400 (税別)¥1,603,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU74106003EX		¥1,564,500 (税別)¥1,490,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒					
GS-SUU74106RF0EX GS-SUU74106RF0		¥1,169,700 (税別)¥1,114,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
内蔵LTOセット (Ultrium3 8mmHt) 【ドライブ専用】 標準3年用	GS-SUU74106RDWEX GS-SUU74106RDW	¥1,093,050 (税別)¥1,041,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU74106R0WEX GS-SUU74106R0W	¥1,026,900 (税別)¥978,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU74106PAWEX GS-SUU74106PAW	¥1,222,200 (税別)¥1,164,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU74106PRWEX GS-SUU74106PRW	¥1,119,300 (税別)¥1,066,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU74106P0WEX GS-SUU74106P0W	¥1,016,400 (税別)¥968,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU7410600WEX GS-SUU7410600W	¥892,500 (税別)¥850,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻付き	黒					
	GS-SUU74106RFOEX GS-SUU74106RFO	¥833,700 (税別)¥794,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU74106RDOEX GS-SUU74106RDO	¥757,050 (税別)¥721,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU74106R00EX GS-SUU74106R00	¥690,900 (税別)¥658,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU74106PA0EX GS-SUU74106PA0	¥886,200 (税別)¥844,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU74106PROEX GS-SUU74106PRO	¥783,300 (税別)¥746,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU74106P00EX GS-SUU74106P00	¥680,400 (税別)¥648,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU74106000EX GS-SUU74106000	¥556,500 (税別)¥530,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,8mmHt),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					

完売しました。

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V48)	システム装置				
			維持保守	出張修理			RoHS 指令 対応	130 CF	130 DF	130 EF	130 FF
システム装置内蔵デバイス											
内蔵LTOセット (Ultrium3 フルセット) 【おまかせ 安心サービス(3年)用】	GS-SUU74026RF3EX	¥2,251,200 (税別)¥2,144,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUU74026RD3EX	¥2,174,550 (税別)¥2,071,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU74026R03EX	¥2,108,400 (税別)¥2,008,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUU74026PA3EX	¥2,303,700 (税別)¥2,194,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GS-SUU74026PR3EX	¥2,200,800 (税別)¥2,096,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUU74026P03EX	¥2,097,900 (税別)¥1,998,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU74026N03EX	¥2,097,900 (税別)¥1,998,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUU74026003EX	¥1,974,000 (税別)¥1,880,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒					
	内蔵LTOセット (Ultrium3 フルセット) 【ドライブ標準 標準サービス用】	GS-SUU74026RFIEX	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUU74026RDIEX	¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUU74026R0IEX		¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUU74026PAIEX		¥1,631,700 (税別)¥1,554,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GS-SUU74026PRIEX		¥1,528,800 (税別)¥1,456,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU74026POIEX		¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU74026NOIEX		¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU7402600IEX		¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU3/400)x10巻付き	黒					
GS-SUU74026RFOEX		¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUU74026RDOEX		¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU74026R00EX		¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUU74026PA0EX		¥1,295,700 (税別)¥1,234,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GS-SUU74026PROEX		¥1,192,800 (税別)¥1,136,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUU74026P00EX		¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU74026N00EX		¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUU74026000EX		¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
電源ユニット											
電源ユニット		GS-BP2260EX	¥78,750 (税別)¥75,000	¥525 (税別)¥500	¥394 (税別)¥375	冗長化電源	-				
ディスプレイ装置											
液晶ディスプレイ装置		PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税別)¥37,000	¥280 (税別)¥267	¥210 (税別)¥200	15型TFTカラー、640x480~1024x768ドット、省電力対応	白				
	PC-DTA15AXGS	完了しました。				15型TFTカラー、640x480~1024x768ドット、省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税別)¥40,000	¥297 (税別)¥283	¥228 (税別)¥217	17型TFTカラー、640x480~1280x1024ドット、省電力対応	白					
	PC-DTA17BSXN	完了しました。				17型TFTカラー、640x480~1280x1024ドット、省電力対応	白				
	外付け装置										
バックアップ キャビネットセット	GS0BS203-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、デハイス搭載なし SCSIケーブル付き	黒					
	GS0BS203-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク、デハイス搭載なし SCSIケーブル + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒					
	GS0BS203-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	クワイク(2台目増設用)、デハイス搭載なし SCSIケーブル + ラック搭載ケーブル付き	黒					
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	クワイク、デハイス搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151)付き	黒			*4	*4	
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	クワイク、4U、デハイス搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			*4	*4	
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	クワイク2台目増設用、デハイス搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒			*4	*4	
DATA72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	DATA72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 クワイク、1U	黒					
	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒					
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	クワイク、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒					
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
	GH-BH7724	¥417,900 (税別)¥398,000	¥2,617 (税別)¥2,492	¥1,960 (税別)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnnn1	-	-	-	BIG-IP 1500	-					

*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7910x/GS-SCM7950x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置				
			維持保守	出張修理			130 CF	130 DF	130 EF	130 FF	
外付け装置											
エントリー ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R11221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20, 3.5インチ SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1 + 292GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20, 3.5インチ SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20, 3.5インチ SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1	黒					
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20, 3.5インチ SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx1	黒					
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20, 3.5インチ SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2 + 292GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20, 3.5インチ SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20, 3.5インチ SAS I/F, SAS HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2	黒					
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20, 3.5インチ SAS I/F, シリアルATA HDD搭載用, 2U RAIDコントローラx2	黒					
	エントリー ストレージ(BR50)	GGOBRO50-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	-	BR50, 3.5インチ Fibre Channel I/F, 4U RAIDコントローラx2 + 1TBx1(250GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスクx1 + Fibreケーブルx2	黒				
ディスクレイ サブシステム(Hitachi)	HT-4064-Rxxxx AMS/WMS	-	-	-	-	-					
ディスクレイ サブシステム(Hitachi)	A-65Ax-5x USP/NSC	-	-	-	-	-					
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	¥5,649,000 (税抜)¥5,380,000	¥35,280 (税抜)¥33,600	¥26,460 (税抜)¥25,200	L2/30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, SCSI I/Fx1	-					
	GV-FT1L230RF	¥7,329,000 (税抜)¥6,980,000	¥45,780 (税抜)¥43,600	¥34,335 (税抜)¥32,700	L2/30 LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 30スロット, Fibre Channel I/Fx1	-					
大型テープ ライブラリ装置	GV-FT1L500BM50E	¥10,395,000 (税抜)¥9,900,000	¥64,995 (税抜)¥61,900	¥48,720 (税抜)¥46,400	L18/500 最大LTOx18ドライブ, 529スロット, Fibre Channel I/Fx1	-					
	HT-4697-L700E	¥19,930,050 (税抜)¥18,981,000	¥124,530 (税抜)¥118,600	¥93,450 (税抜)¥89,000	L20/700 最大LTOx20ドライブ, 678スロット, Fibre Channel I/Fx1	-					
ケーブル											
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T)	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	DAT72x10Gイーサネット/LTO5イーサネット/10Gイーサネット接続用, 3.0m	-					
	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	5Gイーサネットケーブル, 5m	-					
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	5Gイーサネットケーブル, 10m	-					
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	5Gイーサネットケーブル, 20m	-					
メンテナンスケーブル	GH-LY7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110KF/110LF/130/270/リムレス型イーサネット(GHRR165) - リムレス型イーサネット(GHRR165)間接続用, 2.0m	-					
UPS接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ケーブル及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-					
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m	-					
P2K/B/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	コネクタ切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用, 3.0m	-					
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心型(3年)用]	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7151S33	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥582	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7216S33	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 99-タイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-タイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7132S33	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-タイプ, 納入後2年経過時ハザード交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
	無停電電源装置 [トライプル /標準型(3年)用]	GH-SBUK7151A00	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
		GH-SBUK7151S30	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒				
		GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒				
GH-SBUR7216S30		¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
GH-SBUR7132A00		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
GH-SBUR7132S30		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
無停電電源装置 [トライプル /おまかせ安心型 (3年)/標準型(3年)用]		GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-				
		GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-				
		GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-				
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, 99-タイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-					
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケーブル拡張ボード拡張用 GH-SBUK7xxxx用	-				
GH-BUA781		¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケーブル拡張ボード拡張用ユニット, ラックマウント搭載用金具付き GH-SBUK7xxxx用	-					
PowerChute Business Edition PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-					
	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアソフトウェア, 1051x用 GH-SBUK9151x用	-					

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理			130 CF	130 DF	130 EF	130 FF
ラック関連										
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ハ)ンチングメタルアライメント,ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒				
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ハ)ンチングメタルアライメント,ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒				
静音化 ラックキャビネット ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)リアドア(静音化ドア[GH-RD7388])付き	黒				
	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒				
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒				
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒				
静音化ドア	GH-RD7388	¥189,000 (税抜)¥180,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントア/リアア共用	黒				
	GH-RD7169	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	16Uラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントア/リアア共用	黒				
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)ハッチングメタルアライメント	黒				
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)ハッチングメタルアライメント	黒				
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒				
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒				
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒				
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒				
H U B 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒				
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口,ブレーキスイッチ付き	黒				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテティングディスプレイ,1U	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチコソール切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテティングディスプレイ,1U 8インチコソール切替ユニット付き	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチコソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウスイテティングディスプレイ,1U 4インチコソール切替ユニット(GH-AT7045)付き	黒				
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4インチ用,2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4インチ用)を2台搭載可能	黒				
130ラック マウントキット	GS-AU7588	¥105,000 (税抜)¥100,000	-	-	130ラックタイプ ラックタイプ 変換用キット	黒				
130タワー モデルキット	GS-AU7589	¥105,000 (税抜)¥100,000	-	-	130ラックタイプ タワータイプ 変換用キット	黒				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒				
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通型 ショップ搭載用ネジ,ナット等のセット	黒				
その他										
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒				
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒				

HA8000/270 JF, KF, LF, MF

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 ((税)は標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 JF	270 KF	270 LF	270 MF
プロセッサ	GH-ECSPX1P6TAEX GH-ECSPX1P6TA	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥446 (税抜)¥425	¥333 (税抜)¥317	Xeon 5110(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:4MB	-					
プロセッサ	GH-ECSPX3P0TEEX GH-ECSPX3P0TE	¥201,600 (税抜)¥192,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	Xeon 5160(3GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:4MB	-					
プロセッサ	GH-ECSPX1P6VAEX GH-ECSPX1P6VA	¥145,950 (税抜)¥139,000	¥910 (税抜)¥867	¥683 (税抜)¥650	Xeon E5310(1.60GHz)/FSB:1066MHz/L2キャッシュ:8MB	-					
プロセッサ	GH-ECSPX2P3VAEX GH-ECSPX2P3VA	¥193,200 (税抜)¥184,000	¥1,208 (税抜)¥1,150	¥910 (税抜)¥867	Xeon E5345(2.33GHz)/FSB:1333MHz/L2キャッシュ:8MB	-					
メモリーボード	GH-MJ701G2KEX GH-MJ701G2K	¥51,450 (税抜)¥49,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-					
メモリーボード	GH-MJ702G2KEX GH-MJ702G2K	¥101,850 (税抜)¥97,000	¥638 (税抜)¥608	¥481 (税抜)¥458	2GB(1GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-					
メモリーボード	GH-MJ704G2KEX GH-MJ704G2K	¥366,450 (税抜)¥349,000	¥2,292 (税抜)¥2,183	¥1,724 (税抜)¥1,642	4GB(2GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-					
メモリーボード	GH-MJ708G2KEX GH-MJ708G2K	¥1,314,600 (税抜)¥1,252,000	¥8,216 (税抜)¥7,825	¥6,160 (税抜)¥5,867	8GB(4GBx2), DDR2 SDRAM, 533MHz, FB-DIMM	-					
拡張ボード	GH-CA7710EX GH-CA7710	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,741 (税抜)¥1,658	¥1,304 (税抜)¥1,242	PCI Express(x4), SAS, 8port	-					
拡張ボード	GH-CA7080EX GH-CA7080	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,610 (税抜)¥1,533	¥1,208 (税抜)¥1,150	PCI Express(x4), SATA, 8port	-					
SCSIボード	GH-CS7363EX GH-CS7363	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥149 (税抜)¥142	¥113 (税抜)¥108	PCI, Ultra320 SCSI, 1年保証	-					
LANボード	GH-CN7542EX GH-CN7542	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI, LANポート, 1000BASE-T	-					
LANボード	GH-CN6552EX GH-CN6552	¥40,950 (税抜)¥39,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	PCI, LANポート, 1000BASE-T, 2port	-					
LANボード	GH-CN7572EX GH-CN7572	¥35,700 (税抜)¥34,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1), LANポート, 1000BASE-T	-					
SASボード	GH-CE7101EX GH-CE7101	¥325,500 (税抜)¥310,000	¥2,170 (税抜)¥2,067	¥1,628 (税抜)¥1,550	PCI Express(x8), SAS, 12Gbps BR20接続用	-					
Fibre Channel ボード	GH-CC7421EX GH-CC7421	¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,585 (税抜)¥4,367	¥3,439 (税抜)¥3,275	PCI Express(x4), FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 4Gbps, 1/Fiber Channel BR50/ディスクレイト/大型テープドライブ装置接続用	-					
Fibre Channel ボード	GH-CC7402EX GH-CC7402	¥983,850 (税抜)¥937,000	¥6,151 (税抜)¥5,858	¥4,612 (税抜)¥4,392	PCI Express(x4), FC-PH-3/FC-AL-2準拠, 4Gbps, 1/Fiber Channel ディスクレイト/大型テープドライブ装置接続用	-					
SVPボードセット	GH-SCM79002UEX GH-SCM79002U	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI, LANポート, S-VPSポート 電源ユニット + SVPポートの取り付け	-					
SVPボードセット	GH-SCM7950YEX GH-SCM7950Y	¥224,700 (税抜)¥214,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992	PCI, LANポート, S-VPSポート 電源ユニット + SVPポートの取り付け + リモートコントロール機能付き	-					
システム装置内蔵デバイス	GH-UH70734WEX GH-UH70734WRX GH-UH70734W	¥55,650 (税抜)¥53,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS, 73GB, 15000r/min	-					
システム装置内蔵デバイス	GH-UH71464WEX GH-UH71464WRX GH-UH71464W	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS, 146GB, 15000r/min	-					
システム装置内蔵デバイス	GH-UH7160WEX GH-UH7160WRX GH-UH7160W	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥202 (税抜)¥192	¥149 (税抜)¥142	SATA, 160GB, 7200r/min	-					
システム装置内蔵デバイス	GH-UH7250WEX GH-UH7250WRX GH-UH7250W	¥53,550 (税抜)¥51,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA, 250GB, 7200r/min	-					
システム装置内蔵デバイス	GH-UH7500WEX GH-UH7500WRX GH-UH7500W	¥141,750 (税抜)¥135,000	¥884 (税抜)¥842	¥665 (税抜)¥633	SATA, 500GB, 7200r/min	-					
ハードディスクキット	GH-ES73173EX GH-ES73173	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	ハードディスク(SAS)増設用ケージ, 6ベイ	-					
ハードディスクキット	GH-ES73174EX GH-ES73174	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	ハードディスク(SATA)増設用ケージ, 6ベイ	-					
リムーバブル デバイスキット	GH-ES73170EX GH-ES73170	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	リムーバブルディスク増設用ケージ, 5型4.2ベイ	-					
内蔵CD-ROM セット	GH-SUC5524DEX	¥16,800 (税抜)¥16,000	¥113 (税抜)¥108	¥87 (税抜)¥83	薄型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 24倍速 IDE変換基板付き	黒					
内蔵DVD-ROM セット	GH-SUV5050AEX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	薄型DVD-ROM: ATAPI, DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速 IDE変換基板付き	黒					
内蔵DVD-RAM セット	GH-SUV7090AEX	¥72,450 (税抜)¥69,000	¥464 (税抜)¥442	¥350 (税抜)¥333	ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345RF3EX	¥518,700 (税抜)¥494,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345RD3EX	¥442,050 (税抜)¥421,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345R03EX	¥375,900 (税抜)¥358,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345PA3EX	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345PR3EX	¥468,300 (税抜)¥446,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345P03EX	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345N03EX	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SUD77345003EX	¥248,850 (税抜)¥237,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮: 36GB/72GB), Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 5年保証(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒					

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F4B)	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 JF	270 KF	270 LF	270 MF
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 AIT 2 [標準付 用]	GH-SUS75113RFWEX GH-SUS75113RFW	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUS75113RDWEX GH-SUS75113RDW	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUS75113R0WEX GH-SUS75113R0W	¥371,700 (税抜)¥354,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUS75113N0WEX GH-SUS75113N0W	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUS7511300WEX GH-SUS7511300W	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒					
	GH-SUS75113RF0EX GH-SUS75113RF0	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUS75113RD0EX GH-SUS75113RD0	¥374,850 (税抜)¥357,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUS75113R00EX GH-SUS75113R00	¥308,700 (税抜)¥294,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUS75113N00EX GH-SUS75113N00	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUS75113000EX GH-SUS75113000	¥165,900 (税抜)¥158,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵 LTOセット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [おまかせ 安心ﾈｯﾄ 用(3年)用]	GH-SUU72025RF3EX	¥1,186,500 (税抜)¥1,130,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GH-SUU72025RD3EX	¥1,109,850 (税抜)¥1,057,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GH-SUU72025R03EX	¥1,043,700 (税抜)¥994,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GH-SUU72025PA3EX	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
		GH-SUU72025PR3EX	¥1,135,050 (税抜)¥1,081,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUU72025P03EX		¥1,032,150 (税抜)¥983,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU72025N03EX		¥1,032,150 (税抜)¥983,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU72025003EX		¥900,900 (税抜)¥858,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒					
内蔵 LTOセット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [標準付 用]		GH-SUU72025RFWEX GH-SUU72025RFW	¥808,500 (税抜)¥770,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GH-SUU72025RDWEX GH-SUU72025RDW	¥731,850 (税抜)¥697,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GH-SUU72025R0WEX GH-SUU72025R0W	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GH-SUU72025PAWEX GH-SUU72025PAW	¥859,950 (税抜)¥819,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
		GH-SUU72025PRWEX GH-SUU72025PRW	¥757,050 (税抜)¥721,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
		GH-SUU72025P0WEX GH-SUU72025P0W	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
		GH-SUU72025N0WEX GH-SUU72025N0W	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU7202500WEX GH-SUU7202500W	¥522,900 (税抜)¥498,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x10巻付き	黒					
	GH-SUU72025RF0EX GH-SUU72025RF0	¥919,500 (税抜)¥890,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUU72025RD0EX GH-SUU72025RD0	¥542,850 (税抜)¥517,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU72025R00EX GH-SUU72025R00	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUU72025PA0EX GH-SUU72025PA0	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GH-SUU72025PR0EX GH-SUU72025PR0	¥568,050 (税抜)¥541,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU72025P00EX GH-SUU72025P00	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUU72025N00EX GH-SUU72025N00	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU72025000EX GH-SUU72025000	¥333,900 (税抜)¥318,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒						
内蔵 LTOセット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [おまかせ 安心ﾈｯﾄ 用(3年)用]	GH-SUU72125RF3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUU72125RD3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU72125R03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GH-SUU72125PA3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU72125PR3EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU72125P03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUU72125N03EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU72125003EX				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲﾌﾞﾗｲﾄﾞ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒						

完了しました。

分類	形名	希望小売価格 〔標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V48)	RoHS 指令 対応	システム装置														
			維持保守	出張修理				270 JF	270 KF	270 LF	270 MF											
システム装置内蔵デバイス																						
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6mm) 〔標準形 用〕	GH-SUU72125RFWEX GH-SUU72125RFW																					
	GH-SUU72125RDWEX GH-SUU72125RDW																					
	GH-SUU72125R0WEX GH-SUU72125R0W																					
	GH-SUU72125PAWEX GH-SUU72125PAW																					
	GH-SUU72125PRWEX GH-SUU72125PRW																					
	GH-SUU72125P0WEX GH-SUU72125P0W																					
	GH-SUU72125N0WEX GH-SUU72125N0W																					
	GH-SUU7212500WEX GH-SUU7212500W																					
	GH-SUU72125RFOEX GH-SUU72125RFO																					
	GH-SUU72125RDOEX GH-SUU72125RDO																					
	GH-SUU72125R00EX GH-SUU72125R00																					
	GH-SUU72125PA0EX GH-SUU72125PA0																					
	GH-SUU72125PROEX GH-SUU72125PRO																					
	GH-SUU72125P00EX GH-SUU72125P00																					
	GH-SUU72125N00EX GH-SUU72125N00																					
	GH-SUU72125000EX GH-SUU72125000																					
	内蔵LTOセット (Ultrium3 9.5mm) 〔おまかせ 安心形 用(3年)用〕	GH-SUU74105RF3EX	¥1,949,850 (税抜)¥1,857,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒															
		GH-SUU74105RD3EX	¥1,873,200 (税抜)¥1,784,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒															
		GH-SUU74105R03EX	¥1,807,050 (税抜)¥1,721,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒															
		GH-SUU74105PA3EX	¥2,001,300 (税抜)¥1,906,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒															
GH-SUU74105PR3EX		¥1,898,400 (税抜)¥1,808,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒																
GH-SUU74105P03EX		¥1,795,500 (税抜)¥1,710,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒																
GH-SUU74105003EX		¥1,664,250 (税抜)¥1,585,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU2/200)x10巻付き	黒																
内蔵LTOセット (Ultrium3 9.5mm) 〔標準形 用〕		GH-SUU74105RFWEX GH-SUU74105RFW	¥1,235,850 (税抜)¥1,177,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒															
		GH-SUU74105RDWEX GH-SUU74105RDW	¥1,159,200 (税抜)¥1,104,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒															
		GH-SUU74105R0WEX GH-SUU74105R0W	¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒															
	GH-SUU74105PAWEX GH-SUU74105PAW	¥1,287,300 (税抜)¥1,226,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒																
	GH-SUU74105PRWEX GH-SUU74105PRW	¥1,184,400 (税抜)¥1,128,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒																
	GH-SUU74105P0WEX GH-SUU74105P0W	¥1,081,500 (税抜)¥1,030,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒																
	GH-SUU7410500WEX GH-SUU7410500W	¥950,250 (税抜)¥905,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｲｲ(LTOU3/400)x10巻付き	黒																
	GH-SUU74105RFOEX GH-SUU74105RFO	¥878,850 (税抜)¥837,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒																
	GH-SUU74105RDOEX GH-SUU74105RDO	¥802,200 (税抜)¥764,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒																
	GH-SUU74105R00EX GH-SUU74105R00	¥736,050 (税抜)¥701,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒																
GH-SUU74105PA0EX GH-SUU74105PA0	¥930,300 (税抜)¥886,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒																	
GH-SUU74105PROEX GH-SUU74105PRO	¥827,400 (税抜)¥788,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒																	
GH-SUU74105P00EX GH-SUU74105P00	¥724,500 (税抜)¥690,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒																	
GH-SUU74105000EX GH-SUU74105000	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,9.5mm),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒																	

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置				
			維持保守	出張修理			270 JF	270 KF	270 LF	270 MF	
システム装置内蔵デバイス											
内蔵LTOセット (Ultrium3フルセット) 【おまかせ 安心サポート(3年)用】	GH-SUU74025RF3EX	¥2,387,700 (税抜)¥2,274,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GH-SUU74025RD3EX	¥2,311,050 (税抜)¥2,201,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU74025R03EX	¥2,244,900 (税抜)¥2,138,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GH-SUU74025PA3EX	¥2,439,150 (税抜)¥2,323,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
	GH-SUU74025PR3EX	¥2,336,250 (税抜)¥2,225,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
	GH-SUU74025P03EX	¥2,233,350 (税抜)¥2,127,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUU74025N03EX	¥2,233,350 (税抜)¥2,127,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GH-SUU74025003EX	¥2,102,100 (税抜)¥2,002,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒					
	内蔵LTOセット (Ultrium3フルセット) 【標準サポート用】	GH-SUU74025RFIEX	¥1,673,700 (税抜)¥1,594,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GH-SUU74025RDIEX	¥1,597,050 (税抜)¥1,521,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUU74025R0IEX		¥1,530,900 (税抜)¥1,458,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GH-SUU74025PAIEX		¥1,725,150 (税抜)¥1,643,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GH-SUU74025PRIEX		¥1,622,250 (税抜)¥1,545,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GH-SUU74025POIEX		¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU74025NOIEX		¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU7402500IEX		¥1,388,100 (税抜)¥1,322,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻付き	黒					
GH-SUU74025RFOEX		¥1,316,700 (税抜)¥1,254,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GH-SUU74025RDOIEX		¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GH-SUU74025R00EX		¥1,173,900 (税抜)¥1,118,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GH-SUU74025PA0EX		¥1,368,150 (税抜)¥1,303,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GH-SUU74025PROEX		¥1,265,250 (税抜)¥1,205,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GH-SUU74025P00EX		¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU74025N00EX		¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU74025000EX		¥1,031,100 (税抜)¥982,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					
電源ユニット											
電源ユニット		GH-BP2241EX	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源	-				
ディスプレイ装置											
液晶ディスプレイ装置		PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白				
	PC-DTA15AXGS	完了しました。				15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXNY	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥297 (税抜)¥283	¥228 (税抜)¥217	17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白					
	PC-DTA17BSXN	完了しました。				17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	白				
	外付け装置										
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税抜)¥72,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	クワイア、デイルイ搭載なし SCSIケーブル + ミニディスク(GH-LY7151)付き	黒					
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥368 (税抜)¥350	¥280 (税抜)¥267	クワイア、4U、デイルイ搭載なし SCSIケーブル + ミニディスク(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒					
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥428 (税抜)¥408	¥323 (税抜)¥308	クワイア 2台目増設用、デイルイ搭載なし SCSIケーブル + ミニディスク(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒					
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	-DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 クワイア、1U	黒					
	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	-クワイア、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒					
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	-クワイア、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒					
	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-					
スイッチングHUB	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-					
	GVOLB151-X0nnn1	-	-	-	-BIG-IP 1500	-					
エンタープライズ ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R111221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20,クワイア、SAS I/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ + 292GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20,クワイア、SAS I/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ + 2TBx5(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx1	黒					
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20,クワイア、SAS I/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ	黒					
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20,クワイア、SAS I/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ	黒					
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20,クワイア、SAS I/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ + 292GBx3(SAS1) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20,クワイア、SAS I/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ + 2TBx5(500GBx5[シリアルATA]) + リザーブディスク + SASケーブルx2	黒					
	GHOBRO20-R1112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20,クワイア、SAS I/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ	黒					
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20,クワイア、SAS I/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ	黒					

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※48)	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 JF	270 KF	270 LF	270 MF
外付け装置											
エントリー ストレージ(BR50)	GG0BR050-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	-	-BR50,ラックタイプ, Fibre Channel 1/F, 4U RAID10+5x2 + 1TB7Lx1(250GBx5[シリアルATA])+8x1' 4x1) + Fibreチャネルx2	黒					
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-Rxxxx	-	-	-	-Hitachi AMS/WMS	-					
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi USP/NSC)	A-65Ax-5x	-	-	-	-Hitachi USP/NSC	-					
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	¥5,649,000 (税抜)¥5,380,000	¥35,280 (税抜)¥33,600	¥26,460 (税抜)¥25,200	L2/30 LTO(Ultrium3)x2'ライブラリ, 30スロット, SCSI 1/Fx1	-					
	GV-FT1L230RF	¥7,329,000 (税抜)¥6,980,000	¥45,780 (税抜)¥43,600	¥34,335 (税抜)¥32,700	L2/30 LTO(Ultrium3)x2'ライブラリ, 30スロット, Fibre Channel 1/Fx1	-					
大型テープ ライブラリ装置	GV-FT1L500BM50E	¥10,395,000 (税抜)¥9,900,000	¥64,995 (税抜)¥61,900	¥48,720 (税抜)¥46,400	L18/500 最大LTOx18'ライブラリ, 529スロット, Fibre Channel 1/Fx1	-					
	HT-4697-L700E	¥19,930,050 (税抜)¥18,981,000	¥124,530 (税抜)¥118,600	¥93,450 (税抜)¥89,000	L20/700 最大LTOx20'ライブラリ, 678スロット, Fibre Channel 1/Fx1	-					
ケーブル											
S C S I ケーブル	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	-DAT72ピンシリアル/LTOピンシリアル/LTOタイプ 別装置接続用, 3.0m	-					
L A N ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	-カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-					
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	-カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-					
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	-カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-					
メンテナンスケーブル	GH-LY7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	-70/110KF/110LF/130/270/リム-ル' プラグ' イジェクト(GHORR165) - リム-ル' プラグ' イジェクト(GHORR165)間接続用, 2.0m	-					
UPS 接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	-UPS 1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-					
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7301	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	-キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m	-					
P S 2 K B / マウス / C R T ケーブル	GH-LVK7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	-コネクタ切替ユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイケーブルユニット接続用, 3.0m	-					
無停電電源装置											
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUK7151A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, タワータイプ, 納入後2年経過時H' ヴォリ-交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7151S33	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, タワータイプ, 納入後2年経過時H' ヴォリ-交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
	GH-SBUR7216A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時H' ヴォリ-交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7216S33	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ, 納入後2年経過時H' ヴォリ-交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時H' ヴォリ-交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7132S33	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ, 納入後2年経過時H' ヴォリ-交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
無停電電源装置 [標準ケーブル用]	GH-SBUK7151A00	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, タワータイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUK7151S30	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, タワータイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
	GH-SBUR7216A00	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7216S30	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用, 1.8m)付き	黒					
	GH-SBUR7132S30	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒					
無停電電源装置 [おまかせ安心ケーブル (3年)/標準ケーブル用]	GH-SBUK9151S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, タワータイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-					
	GH-SBUK9151S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, タワータイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-					
	GH-SBUR9151S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-					
	GH-SBUR9151S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-					
UPS インタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPS/ケーブル拡張ボード拡張用カード GH-SBUK7xxxx用	-					
UPS 拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPS/ケーブル拡張ボード拡張用ユニット, ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBUK7xxxx用	-					
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP84	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	-無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5), UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用	-					
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP93	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	-無停電電源装置管理ソフトウェアソフトウェア用, 105ヶ所 GH-SBUK9151x用	-					

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理			270 JF	270 KF	270 LF	270 MF
ラック関連										
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)ラック,ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒				
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)ラック,ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒				
静音化 ラックキャビネット ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)リアドア(静音化ドア[GH-RD7388])付き	黒				
	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒				
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒				
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒				
静音化ドア	GH-RD7388	¥189,000 (税抜)¥180,000	-	-	38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントア/リアア共用	黒				
	GH-RD7169	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	16Uラックキャビネット用静音化ドア(HA8000/HA8500共通ラック用)フロントア/リアア共用	黒				
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38Uラックキャビネット用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)パネルラック	黒				
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16Uラックキャビネット用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)パネルラック	黒				
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16Uラックキャビネット用リアア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒				
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒				
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒				
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7003	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納ユニット キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒				
H U B 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7724) 収納用	黒				
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75002) 収納用	黒				
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6口,ブレーキ付き	黒				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17BSXN) 収納用ユニット	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ,1U	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ)切替ユニット付き	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ,1U 8インチディスプレイ切替ユニット付き	黒				
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ)切替ユニット付き	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス/ディスプレイ,1U 4インチディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045)付き	黒				
コンソール切替 ユニットセット(4インチ)用	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4インチ用,2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ)用	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)付き	黒				
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ)ラックキャビネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(8インチ)を2台搭載可能	黒				
270ラック マウントキット	GH-AU7517	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270HE,KEタイプ ラックタイプ 変換用キット	黒				
270タワー モデルキット	GH-AU7522	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270GE,JEタイプ ラックタイプ 変換用キット	黒				
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒				
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通型 ショップ搭載用ネジ,ナット等のセット	黒				
その他										
コンソール切替 ユニット(4インチ)用	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒				
コンソール切替 ユニット(8インチ)用	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒				

HA8000/270 CF,DF

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	システム装置			
			維持保守	出張修理				270 CF	270 DF		
プロセッサ プロセッサ	GH-ECPX2P6TC2EX	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775	Xeon 7110M(2.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:4MB	-					
	GH-ECPX2P6TC3EX	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775	Xeon 7110M(2.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:4MB	-					
	GH-ECPX2P6TC4EX	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775	Xeon 7110M(2.60GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:4MB	-					
	GH-ECPX3POTC2EX	¥871,500 (税抜)¥830,000	¥5,452 (税抜)¥5,192	¥4,087 (税抜)¥3,892	Xeon 7120M(3GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:4MB	-					
	GH-ECPX3POTC3EX	¥871,500 (税抜)¥830,000	¥5,452 (税抜)¥5,192	¥4,087 (税抜)¥3,892	Xeon 7120M(3GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:4MB	-					
	GH-ECPX3POTC4EX	¥871,500 (税抜)¥830,000	¥5,452 (税抜)¥5,192	¥4,087 (税抜)¥3,892	Xeon 7120M(3GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:4MB	-					
	GH-ECPX3P4TC2EX	¥971,250 (税抜)¥925,000	¥6,072 (税抜)¥5,783	¥4,559 (税抜)¥4,342	Xeon 7140M(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:16MB	-					
	GH-ECPX3P4TC3EX	¥971,250 (税抜)¥925,000	¥6,072 (税抜)¥5,783	¥4,559 (税抜)¥4,342	Xeon 7140M(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:16MB	-					
	GH-ECPX3P4TC4EX	¥971,250 (税抜)¥925,000	¥6,072 (税抜)¥5,783	¥4,559 (税抜)¥4,342	Xeon 7140M(3.40GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2x1MB/L3キャッシュ:16MB	-					
	メモリーボード メモリーボード	GH-MJ70162HEX	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-				
		GH-MJ70262HEX	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥989 (税抜)¥942	¥743 (税抜)¥708	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-				
		GH-MJ70462HEX	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,958 (税抜)¥2,817	¥2,223 (税抜)¥2,117	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-				
		GH-MJ70862HEX	¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000	¥6,694 (税抜)¥6,375	¥5,022 (税抜)¥4,783	8GB(4GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-				
		メモリー ライザーボード	GH-EH7210EX	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥202 (税抜)¥192	¥149 (税抜)¥142	メモリー増設用ライザーボード	-			
GH-EH7210			¥31,500 (税抜)¥30,000	¥202 (税抜)¥192	¥149 (税抜)¥142	メモリー増設用ライザーボード	-				
拡張ボード ディスクアレイ コントローラボード S C S I ー ボード		GH-CA7710EX	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,741 (税抜)¥1,658	¥1,304 (税抜)¥1,242	PCI Express(x4),SAS,8port	-				
		GH-CS7363EX	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥149 (税抜)¥142	¥113 (税抜)¥108	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-				
		LANボード	GH-CN7542EX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,1-ポータル,1000BASE-T	-			
			GH-CN6552EX	¥40,950 (税抜)¥39,000	¥254 (税抜)¥242	¥192 (税抜)¥183	PCI,1-ポータル,1000BASE-T,2port	-			
			GH-CN7562EX	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥202 (税抜)¥192	¥149 (税抜)¥142	PCI Express(x1),1-ポータル,1000BASE-T	-			
			GH-CE7101EX	¥325,500 (税抜)¥310,000	¥2,170 (税抜)¥2,067	¥1,628 (税抜)¥1,550	PCI Express(x8),SAS,12Gbps	-			
		Fibre Channel ボード	GH-CC7421EX	¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,585 (税抜)¥4,367	¥3,439 (税抜)¥3,275	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fiber Channel	-			
			GH-CC7402EX	¥693,850 (税抜)¥668,000	¥4,151 (税抜)¥3,958	¥3,122 (税抜)¥2,988	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fiber Channel	-			
	SVPボードセット	GH-SCM79002WEX	¥117,800 (税抜)¥112,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1-ポータル,サーバ電源ユニット + SVPR電源ユニット	-				
		GH-SCM79002W	¥117,800 (税抜)¥112,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1-ポータル,サーバ電源ユニット + SVPR電源ユニット	-				
	システム装置内蔵デバイス 内蔵ハードディスク	GH-UH70734WEX	¥55,650 (税抜)¥53,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-				
		GH-UH70734WRX	¥55,650 (税抜)¥53,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	SAS,73GB,15000r/min	-				
		GH-UH71464WEX	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	SAS,146GB,15000r/min	-				
		ハードディスクキット	GH-ES73173EX	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	ハードディスク(SAS)増設用キット,6インチ	-			
GH-ES73170EX			¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	ハードディスク(SAS)増設用キット,5インチ	-				
内蔵CD-ROM		GH-UC5524EX	¥16,800 (税抜)¥16,000	¥105 (税抜)¥100	¥79 (税抜)¥75	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速	黒				
		GH-UV5050EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥245 (税抜)¥233	¥184 (税抜)¥175	薄型DVD-ROM:ATAPI,DVD-ROM:2倍速/CD-ROM:24倍速	黒				
内蔵D A T ー セット (DAT72) [おまかせ 安心保証(3年)用]		GH-SUD77345RF3EX	¥518,700 (税抜)¥494,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345RD3EX	¥442,050 (税抜)¥421,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345R03EX	¥375,900 (税抜)¥358,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345PA3EX	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345PR3EX	¥468,300 (税抜)¥446,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345P03EX	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345N03EX	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
	GH-SUD77345003EX	¥248,850 (税抜)¥237,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
	内蔵D A T ー セット (DAT72) [標準保証(3年)用]	GH-SUD77345RFWEX	¥438,900 (税抜)¥418,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345RDWEX	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345R0WEX	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345PAWEX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345PRWEX	¥388,500 (税抜)¥370,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
		GH-SUD77345P0WEX	¥285,600 (税抜)¥272,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒				
GH-SUD77345N0WEX		¥285,600 (税抜)¥272,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					
GH-SUD7734500WEX		¥169,050 (税抜)¥161,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒					

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 CF	270 DF	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) [標準仕様用]	GH-SUD77345RF0EX GH-SUD77345RF0	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77345RD0EX GH-SUD77345RD0	¥322,350 (税抜)¥307,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77345R00EX GH-SUD77345R00	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUD77345PA0EX GH-SUD77345PA0	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GH-SUD77345PROEX GH-SUD77345PRO	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77345P00EX GH-SUD77345P00	¥245,700 (税抜)¥234,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77345N00EX GH-SUD77345N00	¥245,700 (税抜)¥234,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77345000EX GH-SUD77345000	¥129,150 (税抜)¥123,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
	内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) [おまかせ 安心仕様(3年)用]	GH-SUD77464RF3EX GH-SUD77464RF3	¥863,100 (税抜)¥822,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUD77464RD3EX GH-SUD77464RD3	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUD77464R03EX GH-SUD77464R03		¥720,300 (税抜)¥686,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows付き	黒			
GH-SUD77464PA3EX GH-SUD77464PA3		¥914,550 (税抜)¥871,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
GH-SUD77464PR3EX GH-SUD77464PR3		¥811,650 (税抜)¥773,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUD77464P03EX GH-SUD77464P03		¥708,750 (税抜)¥675,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUD77464N03EX GH-SUD77464N03		¥708,750 (税抜)¥675,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUD77464003EX GH-SUD77464003		¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) [標準仕様用]		GH-SUD77464RFWEX GH-SUD77464RFW	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUD77464RDWEX GH-SUD77464RDW	¥626,850 (税抜)¥597,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77464R0WEX GH-SUD77464R0W	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUD77464PAWEX GH-SUD77464PAW	¥754,950 (税抜)¥719,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GH-SUD77464PRWEX GH-SUD77464PRW	¥652,050 (税抜)¥621,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77464P0WEX GH-SUD77464P0W	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77464N0WEX GH-SUD77464N0W	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD7746400WEX GH-SUD7746400W	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77464RF0EX GH-SUD77464RF0	¥623,700 (税抜)¥594,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77464RD0EX GH-SUD77464RD0	¥547,050 (税抜)¥521,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77464R00EX GH-SUD77464R00	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUD77464PA0EX GH-SUD77464PA0	¥675,150 (税抜)¥643,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GH-SUD77464PROEX GH-SUD77464PRO	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77464P00EX GH-SUD77464P00	¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77464N00EX GH-SUD77464N00	¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77464000EX GH-SUD77464000	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒			
	内蔵 A I T チェンジャーセット (AIT-2) [おまかせ 安心仕様(3年)用]	GH-SUS75113RF3EX GH-SUS75113RF3	¥640,500 (税抜)¥610,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUS75113RD3EX GH-SUS75113RD3	¥563,850 (税抜)¥537,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUS75113R03EX GH-SUS75113R03		¥497,700 (税抜)¥474,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows付き	黒			
GH-SUS75113N03EX GH-SUS75113N03		¥486,150 (税抜)¥463,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUS75113003EX GH-SUS75113003		¥354,900 (税抜)¥338,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ｱｰｸﺻｰﾌﾞ ﾙ11.5 for Windows Servers付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F48)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				270 CF	270 DF	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵LTOセット (Ultrium3 7.68TB) [標準7.68TB用]	GH-SUU72125RFWEX GH-SUU72125RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU72125RDWEX GH-SUU72125RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU72125R0WEX GH-SUU72125R0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GH-SUU72125PAWEX GH-SUU72125PAW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GH-SUU72125PRWEX GH-SUU72125PRW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU72125P0WEX GH-SUU72125P0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU72125N0WEX GH-SUU72125N0W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU7212500WEX GH-SUU7212500W				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒				
	GH-SUU72125RFOEX GH-SUU72125RFO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU72125RDOEX GH-SUU72125RDO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU72125R00EX GH-SUU72125R00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GH-SUU72125PA0EX GH-SUU72125PA0				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GH-SUU72125PROEX GH-SUU72125PRO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU72125P00EX GH-SUU72125P00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU72125N00EX GH-SUU72125N00				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU72125000EX GH-SUU72125000				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	内蔵LTOセット (Ultrium3 9.6TB) [おまかせ 安心7.68TB(3年)用]	GH-SUU74105RF3EX	¥1,949,850 (税別)¥1,857,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
		GH-SUU74105RD3EX	¥1,873,200 (税別)¥1,784,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
		GH-SUU74105R03EX	¥1,807,050 (税別)¥1,721,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
		GH-SUU74105PA3EX	¥2,001,300 (税別)¥1,906,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
GH-SUU74105PR3EX		¥1,898,400 (税別)¥1,808,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUU74105P03EX		¥1,795,500 (税別)¥1,710,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
GH-SUU74105003EX		¥1,664,250 (税別)¥1,585,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒				
内蔵LTOセット (Ultrium3 9.6TB) [標準7.68TB用]		GH-SUU74105RFWEX GH-SUU74105RFW	¥1,235,850 (税別)¥1,177,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
		GH-SUU74105RDWEX GH-SUU74105RDW	¥1,159,200 (税別)¥1,104,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
		GH-SUU74105R0WEX GH-SUU74105R0W	¥1,093,050 (税別)¥1,041,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU74105PAWEX GH-SUU74105PAW	¥1,287,300 (税別)¥1,226,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GH-SUU74105PRWEX GH-SUU74105PRW	¥1,184,400 (税別)¥1,128,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74105P0WEX GH-SUU74105P0W	¥1,081,500 (税別)¥1,030,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU7410500WEX GH-SUU7410500W	¥950,250 (税別)¥905,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5.25インチ(LTOU3/400)x10巻付き	黒				
	GH-SUU74105RFOEX GH-SUU74105RFO	¥878,850 (税別)¥837,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU74105RDOEX GH-SUU74105RDO	¥802,200 (税別)¥764,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74105R00EX GH-SUU74105R00	¥736,050 (税別)¥701,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GH-SUU74105PA0EX GH-SUU74105PA0	¥930,300 (税別)¥886,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒					
GH-SUU74105PROEX GH-SUU74105PRO	¥827,400 (税別)¥788,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒					
GH-SUU74105P00EX GH-SUU74105P00	¥724,500 (税別)¥690,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒					
GH-SUU74105000EX GH-SUU74105000	¥593,250 (税別)¥565,000	¥3,710 (税別)¥3,533	¥2,783 (税別)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB, 9.6TB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒					

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4色)	RoHS 指令 対応	システム装置		
			維持保守	出張修理				270 CF	270 DF	
システム装置内蔵デバイス										
内蔵LTOセット (Ultrium3フル付) 【おまかせ 安心サポート(3年)用】	GH-SUU74025RF3EX	¥2,387,700 (税抜)¥2,274,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU74025RD3EX	¥2,311,050 (税抜)¥2,201,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74025R03EX	¥2,244,900 (税抜)¥2,138,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GH-SUU74025PA3EX	¥2,439,150 (税抜)¥2,323,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GH-SUU74025PR3EX	¥2,336,250 (税抜)¥2,225,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74025P03EX	¥2,233,350 (税抜)¥2,127,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU74025N03EX	¥2,233,350 (税抜)¥2,127,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GH-SUU74025003EX	¥2,102,100 (税抜)¥2,002,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒					
内蔵LTOセット (Ultrium3フル付) 【標準サポート用】	GH-SUU74025RFWEX	¥1,673,700 (税抜)¥1,594,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU74025RDWEX	¥1,597,050 (税抜)¥1,521,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74025R0WEX	¥1,530,900 (税抜)¥1,458,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GH-SUU74025PAWEX	¥1,725,150 (税抜)¥1,643,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GH-SUU74025PRWEX	¥1,622,250 (税抜)¥1,545,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74025P0WEX	¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU74025N0WEX	¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU7402500WEX	¥1,388,100 (税抜)¥1,322,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + フライ(LTOU3/400)x10巻付き	黒				
	GH-SUU74025RFOEX	¥1,316,700 (税抜)¥1,254,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GH-SUU74025RDOEX	¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74025R00EX	¥1,173,900 (税抜)¥1,118,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GH-SUU74025PA0EX	¥1,368,150 (税抜)¥1,303,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒				
	GH-SUU74025PROEX	¥1,265,250 (税抜)¥1,205,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒				
	GH-SUU74025P00EX	¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU74025N00EX	¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GH-SUU74025000EX	¥1,031,100 (税抜)¥982,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	電源ユニット									
	電源ユニット	GH-BP2241EX	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源	-			
	ディスプレイ装置									
	液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGSY	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白			
		PC-DTA15AXGS	完売しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	白			
	外付け装置									
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR165-C1BK100	¥75,600 (税抜)¥72,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	カータイプ、デュアル搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151)付き	黒				
	GHORR165-R1BK100	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥368 (税抜)¥350	¥280 (税抜)¥267	ラックタイプ、4U、デュアル搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒				
	GHORR165-R2BK100	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥428 (税抜)¥408	¥323 (税抜)¥308	ラックタイプ、2台目増設用、デュアル搭載なし SCSIケーブル + メンテナンスケーブル(GH-LY7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒				
DAT72 チェンジャー	GH-SGVxx-DA7210	-	-	-	-DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra160[SCSI-3] LVD接続,10連装 ラックタイプ、1U	黒				
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	-ラックタイプ、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒				
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	-ラックタイプ、LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒				
スイッチングHUB	GH-BH75002	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-				
	GH-BH7724	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867	24ポート(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T])	-				
ロードバランサ	GVOLB151-X0nnnn1	-	-	-	-BIG-IP 1500	-				
エントリー ディスクレイ装置(BR20)	GHOBRO20-R111221	¥1,583,400 (税抜)¥1,508,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1 + 292GBx3(SAS1) + ユニバーサルディスク + SASケーブルx1	黒				
	GHOBRO20-R121231	¥1,793,400 (税抜)¥1,708,000	¥11,235 (税抜)¥10,700	¥8,426 (税抜)¥8,025	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + ユニバーサルディスク + SASケーブルx1	黒				
	GHOBRO20-R111200	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,208 (税抜)¥7,817	¥6,160 (税抜)¥5,867	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1	黒				
	GHOBRO20-R121200	¥1,643,250 (税抜)¥1,565,000	¥10,080 (税抜)¥9,600	¥7,560 (税抜)¥7,200	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x1	黒				
	GHOBRO20-R112222	¥1,966,650 (税抜)¥1,873,000	¥12,162 (税抜)¥11,583	¥9,127 (税抜)¥8,692	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2 + 292GBx3(SAS1) + ユニバーサルディスク + SASケーブルx2	黒				
	GHOBRO20-R122232	¥2,176,650 (税抜)¥2,073,000	¥13,624 (税抜)¥12,975	¥10,220 (税抜)¥9,733	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2 + 2TBx1(500GBx5[シリアルATA]) + ユニバーサルディスク + SASケーブルx2	黒				
	GHOBRO20-R112200	¥1,727,250 (税抜)¥1,645,000	¥10,763 (税抜)¥10,250	¥8,077 (税抜)¥7,692	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,SAS HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2	黒				
	GHOBRO20-R122200	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,635 (税抜)¥12,033	¥9,476 (税抜)¥9,025	BR20,ラックタイプ、SAS 1/F,シリアルATA HDD搭載用,2U RAIDコントローラ-5x2	黒				
	エントリー ストレージ(BR50)	GGOBRO50-D4256NN	¥3,265,500 (税抜)¥3,110,000	¥17,325 (税抜)¥16,500	-	BR50,ラックタイプ、Fibre Channel 1/F,4U RAIDコントローラ-5x2 + 1TBx1(250GBx5[シリアルATA]) + SASケーブルx1 + Fibreケーブルx2	黒			
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi AMS/WMS)	HT-4064-Rxxxx AMS/WMS)	-	-	-	-Hitachi AMS/WMS	-				
ディスクアレイ サブシステム(Hitachi USP/NSC)	HA-65Ax-5x USP/NSC)	-	-	-	-Hitachi USP/NSC	-				

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 CF	270 DF
外付け装置								
LTO ライブラリ装置	GV-FT1L230RE	¥5,649,000 (税抜)¥5,380,000	¥35,280 (税抜)¥33,600	¥26,460 (税抜)¥25,200	L2/30 LTO(Ultrium3)x2'ドライブ',30スロット,SCSI I/F搭載	-		
	GV-FT1L230RF	¥7,329,000 (税抜)¥6,980,000	¥45,780 (税抜)¥43,600	¥34,335 (税抜)¥32,700	L2/30 LTO(Ultrium3)x2'ドライブ',30スロット,Fibre Channel I/F搭載	-		
大型テープ ライブラリ装置	GV-FT1L500BM50E	¥10,395,000 (税抜)¥9,900,000	¥64,995 (税抜)¥61,900	¥48,720 (税抜)¥46,400	L18/500 最大LTOx18'ドライブ',529スロット,Fibre Channel I/F搭載	-		
	HT-4697-L700E	¥19,930,050 (税抜)¥18,981,000	¥124,530 (税抜)¥118,600	¥93,450 (税抜)¥89,000	L20/700 最大LTOx20'ドライブ',678スロット,Fibre Channel I/F搭載	-		
ケーブル								
S C S I ケーブル	GH-LA7302	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	- DAT72フィンガー/LTOフィンガー/LTOタイプ 列装置接続用,3.0m	-		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	- 5Gイーthernetケーブル,5m	-		
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	- 5Gイーthernetケーブル,10m	-		
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	- 5Gイーthernetケーブル,20m	-		
メンテナンスケーブル	GH-LV7151	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	- 70/110KF/110LF/130/270/416-1'標準イーthernet(GHORR165) - 416-1'標準イーthernet(GHORR165)間接続用,2.0m	-		
UPS 接続ケーブル	GH-LU7101	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	- UPS I/F拡張ボード 及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-		
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LV7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	- コントロールユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット接続用,3.0m	-		
USB KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LUB7113	¥6,300 (税抜)¥6,000	-	-	- コントロールユニット(GH-AT7045/GH-AT7085) 及びディスプレイ/キーボードユニット - システム装置(270CF/270DF)接続用,3.0m	-		
無停電電源装置								
無停電電源装置 [おまかせ 安心パック(3年)用]	GH-SBUR7132A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7132S33	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ,納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		
無停電電源装置 [標準パック用]	GH-SBUR7132A00	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000/WindowsServer2003/Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7132S30	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.5)付き	黒		
UPS インタフェース 拡張ボード	GH-BUA701	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSユニット拡張ボード	-		
UPS 拡張ユニット	GH-BUA781	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSユニット拡張ボード拡張用ユニット,ラックタイプ ネット搭載用金具付き GH-SBU7XXXX用	-		
PowerChute Business Edition PowerMonitorソフトウェア	GHS-VSUUP84 GHS-VSUUP93	¥16,485 (税抜)¥15,700 ¥52,500 (税抜)¥50,000	- - - -	- - - -	- 無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.5),UPS接続ケーブル付き GH-SBUK7076x/GH-SBUK7101x/GH-SBUK7151x/GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x用 - 無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用,10ヶ国語 GH-SBUX9151x用	- - - -		
ラック関連								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7386	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	- 38Uラックキャビネット(48000/HA8500共通ラック),フロントア(バックパネル)付, ラックサイドパネル 2枚(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7166	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	- 16Uラックキャビネット(48000/HA8500共通ラック),フロントア(バックパネル)付, ラックサイドパネル 2枚(2枚1組)のセット	黒		
静音化 ラックキャビネット	GH-RK7387	¥386,400 (税抜)¥368,000	-	-	- 38U静音化ラックキャビネット(48000/HA8500共通ラック) リアドア(静音化ドア[GH-RD7388])付き	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7386	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	- 38Uラックキャビネット(48000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7166	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	- 16Uラックキャビネット(48000/HA8500共通ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7386	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	- 38Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(48000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7166	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	- 16Uラックキャビネット用ラックサイドパネル(48000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
静音化ドア	GH-RD7388	¥189,000 (税抜)¥180,000	-	-	- 38U静音化ラックキャビネット用静音化ドア(48000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアドア共用	黒		
	GH-RD7169	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	- 16Uラックキャビネット用静音化ドア(48000/HA8500共通ラック用) フロントア/リアドア共用	黒		
フロントドア	GH-RD7386	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	- 38Uラックキャビネット用フロントドア(48000/HA8500共通ラック用) バックパネル付	黒		
	GH-RD7167	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	- 16Uラックキャビネット用フロントドア(48000/HA8500共通ラック用) バックパネル付	黒		
リアドア	GH-RD7168	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	- 16Uラックキャビネット用リアドア(48000/HA8500共通ラック用)	黒		
ブランクパネル	GH-RP7012	¥840 (税抜)¥800	-	-	- 1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7006	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	- HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
HUB 収納ユニット	GH-RH7101	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	- スイッチング HUB(GH-BH7724)収納用	黒		
	GH-RH7204	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	- スイッチング HUB(GH-BH75002)収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7107	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	- アウトレット 6口,ブレーキ付き付き	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7502	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	- 液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS,PC-DTA17BSXN)収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7230	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ,1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8' - トリプル切替ユニット付き)	GH-RLK7231	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ,1U 8' - トリプル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4' - トリプル切替ユニット付き)	GH-SRLK7230	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス用ディスプレイ,1U 4' - トリプル切替ユニット(GH-AT7045)付き	黒		
コンソール切替 ユニットセット(4' - トリプル切替ユニット付き)	GH-SAT7045S	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7045),4' - トリプル切替ユニット(GH-RK7003)付き	黒		
コンソール切替 ユニットセット(8' - トリプル切替ユニット付き)	GH-SAT7085S	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7085),8' - トリプル切替ユニット(GH-RK7003)付き	黒		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7622	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	- コントロールユニット(4' - トリプル切替ユニット) ネット搭載用ラックマウントキット コンソール切替ユニット(4' - トリプル切替ユニット)を2台搭載可能	黒		
270ラック マウントキット	GH-AU7517	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	- 270BE,DEタイプ ラックタイプ 変換用キット	黒		
270タワー モデルキット	GH-AU7521	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	- 270AE,CEラックタイプ ラックタイプ 変換用キット	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	- 汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7901	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	- ラックキャビネットへの流通標準品品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒		
その他								
コンソール切替 ユニット(4' - トリプル切替)	GH-AT7045	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4' - トリプル切替	黒		
コンソール切替 ユニット(8' - トリプル切替)	GH-AT7085	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8' - トリプル切替	黒		
PS2 KB マウスセット	GH-SKM7001	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	PS2キーボード,PS2マウス	黒		

バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	バックアップ キャビネット GS0BS203	
			維持保守	出張修理					
バックアップキャビネット内蔵デバイス									
内蔵 D A T セット (DAT72)	GS-SUD77345RFWEX GS-SUD77345RFDW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77345RDWEX GS-SUD77345RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345R0WEX GS-SUD77345R0W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77345PAWEX GS-SUD77345PAW	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUD77345PRWEX GS-SUD77345PRW	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345P0WEX GS-SUD77345P0W	¥264,600 (税抜)¥252,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77345N0WEX GS-SUD77345N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD7734500WEX GS-SUD7734500W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GS-SUD77345RFOEX GS-SUD77345RFO	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77345RDOEX GS-SUD77345RDO	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345R00EX GS-SUD77345R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77345PA0EX GS-SUD77345PA0	¥433,650 (税抜)¥413,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GS-SUD77345PROEX GS-SUD77345PRO	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77345P00EX GS-SUD77345P00	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77345N00EX GS-SUD77345N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77345000EX GS-SUD77345000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
	内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77464RFWEX GS-SUD77464RFDW	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD77464RDWEX GS-SUD77464RDW	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77464R0WEX GS-SUD77464R0W	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUD77464PAWEX GS-SUD77464PAW	¥720,300 (税抜)¥686,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
		GS-SUD77464PRWEX GS-SUD77464PRW	¥617,400 (税抜)¥588,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77464P0WEX GS-SUD77464P0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUD77464N0WEX GS-SUD77464N0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUD7746400WEX GS-SUD7746400W	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒		
		GS-SUD77464RFOEX GS-SUD77464RFO	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD77464RDOEX GS-SUD77464RDO	¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77464R00EX GS-SUD77464R00	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUD77464PA0EX GS-SUD77464PA0	¥646,800 (税抜)¥616,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
		GS-SUD77464PROEX GS-SUD77464PRO	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77464P00EX GS-SUD77464P00	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUD77464N00EX GS-SUD77464N00		¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77464000EX GS-SUD77464000		¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒			
内蔵 A I T セット (AIT-2)		GS-SUS75113RFWEX GS-SUS75113RFW	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUS75113RDWEX GS-SUS75113RDW	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUS75113R0WEX GS-SUS75113R0W	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUS75113N0WEX GS-SUS75113N0W	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUS7511300WEX GS-SUS7511300W	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾞ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
		GS-SUS75113RFOEX GS-SUS75113RFO	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUS75113RDOEX GS-SUS75113RDO	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUS75113R00EX GS-SUS75113R00	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUS75113N00EX GS-SUS75113N00	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUS75113000EX GS-SUS75113000	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別) (税別)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	バックアップ ソフトウェア セット	
			維持保守	出張修理				
バックアップキャビネット 内蔵LTOセット (Ultrium2 7.68TB)	GS-SU072037RFWEX GS-SU072037RFW	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows	
	GS-SU072037RDWEX GS-SU072037RDW	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows	
	GS-SU072037ROWEX GS-SU072037ROW	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers	
	GS-SU072037PAWEX GS-SU072037PAW	¥821,100 (税抜)¥782,200	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	for Windows Servers	
	GS-SU072037PRWEX GS-SU072037PRW	¥718,200 (税抜)¥684,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers	
	GS-SU072037POWEX GS-SU072037POW	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き	
	GS-SU072037NOWEX GS-SU072037NOW	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き	
	GS-SU072037OOWEX GS-SU072037OOW	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SU072037RFOEX GS-SU072037RFO	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SU072037RDOEX GS-SU072037RDO	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SU072037ROEX GS-SU072037ROO	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SU072037PAOEX GS-SU072037PAO	¥642,600 (税抜)¥612,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GS-SU072037PROEX GS-SU072037PRO	¥539,700 (税抜)¥514,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SU072037POOEX GS-SU072037POO	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU072037NOOEX GS-SU072037NOO	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SU072037OOOEX GS-SU072037OOO	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7.68TB)	GS-SU072137RFWEX GS-SU072137RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows
		GS-SU072137RDWEX GS-SU072137RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows
		GS-SU072137ROWEX GS-SU072137ROW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers
		GS-SU072137PAWEX GS-SU072137PAW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	for Windows Servers
		GS-SU072137PRWEX GS-SU072137PRW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers
		GS-SU072137POWEX GS-SU072137POW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き
		GS-SU072137NOWEX GS-SU072137NOW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き
		GS-SU072137OOWEX GS-SU072137OOW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻付き	黒	
		GS-SU072137RFOEX GS-SU072137RFO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SU072137RDOEX GS-SU072137RDO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SU072137ROOEX GS-SU072137ROO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
		GS-SU072137PAOEX GS-SU072137PAO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	
		GS-SU072137PROEX GS-SU072137PRO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SU072137POOEX GS-SU072137POO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	
GS-SU072137NOOEX GS-SU072137NOO					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SU072137OOOEX GS-SU072137OOO					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
		完了しました。						

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (※4)	RoHS 指令 対応	バックアップ ソフトウェア CSOBS203		
			維持保守	出張修理						
バックアップキャビネット内蔵デバイス	GS-SU74107RFWEX 内蔵LTOセット (Ultrium3 107RFW)	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SU74107RDWEX GS-SU74107RDW	¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SU74107ROWEX GS-SU74107PAWEX GS-SU74107PAW	¥1,026,900 (税抜)¥978,000 ¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SU74107PRWEX GS-SU74107PRW	¥1,119,300 (税抜)¥1,066,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SU74107POWEX GS-SU74107POW	¥1,016,400 (税抜)¥968,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SU74107OOWEX GS-SU74107OOW	¥892,500 (税抜)¥850,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻付き	黒				
	GS-SU74107RFOEX GS-SU74107RFO	¥833,700 (税抜)¥794,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SU74107RDOEX GS-SU74107RDO	¥757,050 (税抜)¥721,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SU74107ROOEX GS-SU74107ROO	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き	黒	r11.5 for Windows			
	GS-SU74107PAOEX GS-SU74107PAO	¥886,200 (税抜)¥844,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option 付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SU74107PROEX GS-SU74107PRO	¥783,300 (税抜)¥746,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SU74107POOEX GS-SU74107POO	¥680,400 (税抜)¥648,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers			
	GS-SU74107OOWEX GS-SU74107OOW	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB,107RFW),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒				
	内蔵LTOセット (Ultrium3 700RFW)	GS-SU74037RFWEX GS-SU74037RFW	¥1,579,200 (税抜)¥1,504,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows		
		GS-SU74037RDWEX GS-SU74037RDW	¥1,502,550 (税抜)¥1,431,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows		
		GS-SU74037ROWEX GS-SU74037ROW	¥1,436,400 (税抜)¥1,368,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows		
		GS-SU74037PAWEX GS-SU74037PAW	¥1,631,700 (税抜)¥1,554,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037PRWEX GS-SU74037PRW	¥1,528,800 (税抜)¥1,456,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037POWEX GS-SU74037POW	¥1,425,900 (税抜)¥1,358,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037NOWEX GS-SU74037NOW	¥1,425,900 (税抜)¥1,358,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037OOWEX GS-SU74037OOW	¥1,302,000 (税抜)¥1,240,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽｲｯﾁ(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
		GS-SU74037RFOEX GS-SU74037RFO	¥1,243,200 (税抜)¥1,184,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows		
		GS-SU74037RDOEX GS-SU74037RDO	¥1,166,550 (税抜)¥1,111,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows		
		GS-SU74037ROOEX GS-SU74037ROO	¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き	黒	r11.5 for Windows		
		GS-SU74037PAOEX GS-SU74037PAO	¥1,295,700 (税抜)¥1,234,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option 付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037PROEX GS-SU74037PRO	¥1,192,800 (税抜)¥1,136,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037POOEX GS-SU74037POO	¥1,089,900 (税抜)¥1,038,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037NOOEX GS-SU74037NOO	¥1,089,900 (税抜)¥1,038,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	r11.5 for Windows Servers		
		GS-SU74037OOWEX GS-SU74037OOW	¥966,000 (税抜)¥920,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
		セキュリティーカバー	GH-AU7225EX	¥8,400	-	-	バックアップキャビネット用追加 (鍵付き)	黒		*2
			GH-AU7225	¥8,000 (税抜)	-	-		黒		

*2: バックアップキャビネットへの搭載のみサポート

リム-ハブ型デバイス内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	リム-ハブ型デバイス ユニット GHORR165	
			維持保守	出張修理					
リム-ハブ型デバイスユニット内蔵デバイス									
内蔵D A Tセット (DAT72)	GH-SUD77345RFWEX GH-SUD77345RFDW	¥438,900 (税抜)¥418,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77345RDWEX GH-SUD77345RDW	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77345RDWEX GH-SUD77345RDW	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUD77345PAWEX GH-SUD77345PAW	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GH-SUD77345PRWEX GH-SUD77345PRW	¥388,500 (税抜)¥370,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77345POWEX GH-SUD77345POW	¥285,600 (税抜)¥272,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77345NOWEX GH-SUD77345NOW	¥285,600 (税抜)¥272,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77345OOWEX GH-SUD77345OOW	¥169,050 (税抜)¥161,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GH-SUD77345RFOEX GH-SUD77345RFO	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77345RDOEX GH-SUD77345RDO	¥322,350 (税抜)¥307,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77345ROOEX GH-SUD77345ROO	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUD77345PAOEX GH-SUD77345PAO	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GH-SUD77345PROEX GH-SUD77345PRO	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77345POOEX GH-SUD77345POO	¥245,700 (税抜)¥234,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77345NOOEX GH-SUD77345NOO	¥245,700 (税抜)¥234,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77345OEOEX GH-SUD77345OEO	¥129,150 (税抜)¥123,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra3 SCSI(Ultra160)[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD77464RFWEX GH-SUD77464RFDW	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUD77464RDWEX GH-SUD77464RDW	¥626,850 (税抜)¥597,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUD77464ROWEX GH-SUD77464ROW	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUD77464PAWEX GH-SUD77464PAW	¥754,950 (税抜)¥719,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
GH-SUD77464PRWEX GH-SUD77464PRW		¥652,050 (税抜)¥621,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUD77464POWEX GH-SUD77464POW		¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUD77464NOWEX GH-SUD77464NOW		¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUD77464OOWEX GH-SUD77464OOW		¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (HS-4/170S)x20巻付き	黒			
GH-SUD77464RFOEX GH-SUD77464RFO		¥623,700 (税抜)¥594,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GH-SUD77464RDOEX GH-SUD77464RDO		¥547,050 (税抜)¥521,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUD77464ROOEX GH-SUD77464ROO		¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GH-SUD77464PAOEX GH-SUD77464PAO		¥675,150 (税抜)¥643,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
GH-SUD77464PROEX GH-SUD77464PRO		¥572,250 (税抜)¥545,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUD77464POOEX GH-SUD77464POO		¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUD77464NOOEX GH-SUD77464NOO		¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUD77464OEOEX GH-SUD77464OEO		¥338,100 (税抜)¥322,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),Ultra2 SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続,6連装	黒			
内蔵A I Tセット (AIT-2)		GH-SUS75113RFWEX GH-SUS75113RFW	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUS75113RDWEX GH-SUS75113RDW	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUS75113ROWEX GH-SUS75113ROW	¥371,700 (税抜)¥354,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUS75113NOWEX GH-SUS75113NOW	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUS75113OOWEX GH-SUS75113OOW	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾏﾞ ﾏﾞ (SDX2-50C)x10巻付き	黒			
	GH-SUS75113RFOEX GH-SUS75113RFO	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75113RDOEX GH-SUS75113RDO	¥374,850 (税抜)¥357,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75113ROOEX GH-SUS75113ROO	¥308,700 (税抜)¥294,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUS75113NOOEX GH-SUS75113NOO	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75113OEOEX GH-SUS75113OEO	¥169,900 (税抜)¥158,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB),Ultra Wide SCSI[SCSI-3] LVD/SE接続	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	互換色 (V.F.48)	オプション 価格	
			維持保守	出張修理					
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス 内蔵LTOセット (Ultrium2 7.68TB)	GH-SUU72037RFWEX GH-SUU72037RFW	¥808,500 (税抜)¥770,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows		
	GH-SUU72037RDWEX GH-SUU72037RDW	¥731,850 (税抜)¥697,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows		
	GH-SUU72037ROWEX GH-SUU72037ROW	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows付き		
	GH-SUU72037PAWEX GH-SUU72037PAW	¥859,950 (税抜)¥819,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	for Windows Servers		
	GH-SUU72037PRWEX GH-SUU72037PRW	¥757,050 (税抜)¥721,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers		
	GH-SUU72037POWEX GH-SUU72037POW	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き		
	GH-SUU72037NOWEX GH-SUU72037NOW	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き		
	GH-SUU72037OOWEX GH-SUU72037OOW	¥522,900 (税抜)¥498,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GH-SUU72037RFOEX GH-SUU72037RFO	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72037RDOEX GH-SUU72037RDO	¥542,850 (税抜)¥517,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72037ROEX GH-SUU72037ROO	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72037PAOEX GH-SUU72037PAO	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒			
	GH-SUU72037PROEX GH-SUU72037PRO	¥568,050 (税抜)¥541,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72037POOEX GH-SUU72037POO	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72037NOOEX GH-SUU72037NOO	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72037OOOEX GH-SUU72037OOO	¥333,900 (税抜)¥318,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.68TB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7.68TB)	GH-SUU72137RFWEX GH-SUU72137RFW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows	
		GH-SUU72137RDWEX GH-SUU72137RDW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows	
		GH-SUU72137ROWEX GH-SUU72137ROW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	r11.5 for Windows付き	
		GH-SUU72137PAWEX GH-SUU72137PAW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	for Windows Servers	
		GH-SUU72137PRWEX GH-SUU72137PRW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers	
		GH-SUU72137POWEX GH-SUU72137POW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き	
		GH-SUU72137NOWEX GH-SUU72137NOW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers付き	
		GH-SUU72137OOWEX GH-SUU72137OOW				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応イ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
		GH-SUU72137RFOEX GH-SUU72137RFO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU72137RDOEX GH-SUU72137RDO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU72137ROOEX GH-SUU72137ROO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUU72137PAOEX GH-SUU72137PAO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
		GH-SUU72137PROEX GH-SUU72137PRO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU72137POOEX GH-SUU72137POO				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU72137NOOEX GH-SUU72137NOO					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU72137OOOEX GH-SUU72137OOO					LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), Ultra160[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			

完了しました。

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	RoHS 指令 対応	Ultrium3 LTOセット GHORR165	
			維持保守	出張修理				
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス 内蔵LTOセット (Ultrium3 LTOセット)	GH-SUU74107RFWEX GH-SUU74107RFW	¥1,235,850 (税抜)¥1,177,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows	
	GH-SUU74107RDWEX GH-SUU74107RDW	¥1,159,200 (税抜)¥1,104,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows	
	GH-SUU74107ROWEX GH-SUU74107ROW	¥1,093,050 (税抜)¥1,041,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows付き	
	GH-SUU74107PAWEX GH-SUU74107PAW	¥1,287,300 (税抜)¥1,226,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	for Windows Servers	
	GH-SUU74107PRWEX GH-SUU74107PRW	¥1,184,400 (税抜)¥1,128,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers	
	GH-SUU74107POWEX GH-SUU74107POW	¥1,081,500 (税抜)¥1,030,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	for Windows Servers付き	
	GH-SUU74107QWEX GH-SUU74107QW	¥950,250 (税抜)¥905,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
	GH-SUU74107RFOEX GH-SUU74107RFO	¥878,850 (税抜)¥837,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU74107RDOEX GH-SUU74107RDO	¥802,200 (税抜)¥764,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU74107ROEX GH-SUU74107RO	¥736,050 (税抜)¥701,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUU74107PAEX GH-SUU74107PAO	¥930,300 (税抜)¥886,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GH-SUU74107PROEX GH-SUU74107PRO	¥827,400 (税抜)¥788,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU74107POEX GH-SUU74107PO	¥724,500 (税抜)¥690,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU74107QOEX GH-SUU74107QO	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB、L-7H4)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	内蔵LTOセット (Ultrium3 LTOセット)	GH-SUU74037RFWEX GH-SUU74037RFW	¥1,673,700 (税抜)¥1,594,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	r11.5 for Windows
		GH-SUU74037RDWEX GH-SUU74037RDW	¥1,597,050 (税抜)¥1,521,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup + Disaster Recovery Option付き	黒	r11.5 for Windows
		GH-SUU74037ROWEX GH-SUU74037ROW	¥1,530,900 (税抜)¥1,458,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	r11.5 for Windows付き
		GH-SUU74037PAWEX GH-SUU74037PAW	¥1,725,150 (税抜)¥1,643,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	for Windows Servers
		GH-SUU74037PRWEX GH-SUU74037PRW	¥1,622,250 (税抜)¥1,545,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	for Windows Servers
		GH-SUU74037POWEX GH-SUU74037POW	¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒	for Windows Servers付き
		GH-SUU74037QWEX GH-SUU74037QW	¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	for Windows Servers付き
		GH-SUU74037ROEX GH-SUU74037RO	¥1,388,100 (税抜)¥1,322,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU3/400)x10巻付き	黒	
		GH-SUU74037RFOEX GH-SUU74037RFO	¥1,316,700 (税抜)¥1,254,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GH-SUU74037RDOEX GH-SUU74037RDO	¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GH-SUU74037ROEX GH-SUU74037RO	¥1,173,900 (税抜)¥1,118,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
		GH-SUU74037PAEX GH-SUU74037PAO	¥1,368,150 (税抜)¥1,303,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒	
		GH-SUU74037PROEX GH-SUU74037PRO	¥1,265,250 (税抜)¥1,205,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒	
GH-SUU74037POEX GH-SUU74037PO		¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU74037QOEX GH-SUU74037QO		¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU74037ROEX GH-SUU74037RO		¥1,031,100 (税抜)¥982,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB)、Ultra320[SCSI-3] LVD接続 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
セキュリティーカバー		GH-AU7225EX GH-AU7225	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	Ultrium3 LTOセット用 - (鍵付き)	黒	*3

*3: リムーバブルデバイスユニットへの搭載のみサポート

DAT72フェンジャー

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (1税)は黒	RoHS 指令 対応	DAT72フェンジャー ラックモデル
			維持保守	出張修理				
外付け装置								
DAT72 チェンジャーセット (DAT72)	GH-SGVGA-DA7210	¥833,700 (税抜)¥794,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装,対応イ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEA-DA7210	¥757,050 (税抜)¥721,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装,対応イ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTA-DA7210	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装,対応イ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVKA-DA7210	¥908,880 (税抜)¥865,600	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装,対応イ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GH-SGVIA-DA7210	¥794,115 (税抜)¥756,300	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装,対応イ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVCA-DA7210	¥679,350 (税抜)¥647,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装,対応イ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVQA-DA7210	¥548,100 (税抜)¥522,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装 対応イ7(HS-4/170S)x10巻付き	黒		
	GH-SGVGO-DA7210	¥789,600 (税抜)¥752,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEO-DA7210	¥712,950 (税抜)¥679,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTO-DA7210	¥646,800 (税抜)¥616,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVKO-DA7210	¥864,780 (税抜)¥823,600	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GH-SGVIO-DA7210	¥750,015 (税抜)¥714,300	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVCO-DA7210	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-DA7210	¥504,000 (税抜)¥480,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242	ラックマウントタイプ, DAT72(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),10連装	黒		

LTOフェンジャー

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (1税)は黒	RoHS 指令 対応	LTOフェンジャー ラックモデル
			維持保守	出張修理				
外付け装置								
LTO チェンジャーセット (Ultrium3)	GH-SGVGA-L108RF	¥2,486,400 (税抜)¥2,368,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,対応イ7(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEA-L108RF	¥2,409,750 (税抜)¥2,295,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,対応イ7(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTA-L108RF	¥2,343,600 (税抜)¥2,232,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,対応イ7(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVKA-L108RF	¥2,561,580 (税抜)¥2,439,600	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,対応イ7(LTOU3/400)x8巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GH-SGVIA-L108RF	¥2,446,815 (税抜)¥2,330,300	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,対応イ7(LTOU3/400)x8巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVCA-L108RF	¥2,332,050 (税抜)¥2,221,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,対応イ7(LTOU3/400)x8巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVQA-L108RF	¥2,200,800 (税抜)¥2,096,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 対応イ7(LTOU3/400)x8巻付き	黒		
	GH-SGVGO-L108RF	¥2,049,600 (税抜)¥1,952,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEO-L108RF	¥1,972,950 (税抜)¥1,879,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTO-L108RF	¥1,906,800 (税抜)¥1,816,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVKO-L108RF	¥2,124,780 (税抜)¥2,023,600	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GH-SGVIO-L108RF	¥2,010,015 (税抜)¥1,914,300	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVCO-L108RF	¥1,895,250 (税抜)¥1,805,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-L108RF	¥1,764,000 (税抜)¥1,680,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装	黒		
	GH-SGVGA-L116RF	¥3,238,200 (税抜)¥3,084,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,対応イ7(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEA-L116RF	¥3,161,550 (税抜)¥3,011,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,対応イ7(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTA-L116RF	¥3,095,400 (税抜)¥2,948,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,対応イ7(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVKA-L116RF	¥3,313,380 (税抜)¥3,155,600	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,対応イ7(LTOU3/400)x16巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GH-SGVIA-L116RF	¥3,198,615 (税抜)¥3,046,300	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,対応イ7(LTOU3/400)x16巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVCA-L116RF	¥3,083,850 (税抜)¥2,937,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,対応イ7(LTOU3/400)x16巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVQA-L116RF	¥2,952,600 (税抜)¥2,812,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 対応イ7(LTOU3/400)x16巻付き	黒		
	GH-SGVGO-L116RF	¥2,364,600 (税抜)¥2,252,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEO-L116RF	¥2,287,950 (税抜)¥2,179,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTO-L116RF	¥2,221,800 (税抜)¥2,116,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVKO-L116RF	¥2,439,780 (税抜)¥2,323,600	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File Option付き	黒		
	GH-SGVIO-L116RF	¥2,325,015 (税抜)¥2,214,300	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SGVCO-L116RF	¥2,210,250 (税抜)¥2,105,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers付き	黒			
GH-SGV00-L116RF	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ, LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装	黒			

エントリードディスク装置 (BR20)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	エントリードディスク装置(BR20) ラックモデル
			維持保守	出張修理				
拡張ボード								
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7B20	¥383,250 (税抜)¥365,000	¥2,555 (税抜)¥2,433	¥1,916 (税抜)¥1,825	ディスクアレイコントローラボード, BR20用	-		
内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GH-UH70734YEX GH-UH70734YRX GH-UH70734Y	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	SAS, 73GB, 15000r/min, BR20用	-		
	GH-UH71464YEX GH-UH71464YRX GH-UH71464Y	¥141,750 (税抜)¥135,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	SAS, 146GB, 15000r/min, BR20用	-		
	GH-UH7500YEX GH-UH7500YRX GH-UH7500Y	¥156,450 (税抜)¥149,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	SATA, 500GB, 7200r/min, BR20用	-		
ケーブル								
SASケーブル	GH-LA7B02	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	SASケーブル, 2.0m	-		
ソフトウェア								
スタアビュー パスマネージャー	GHS-VSS7B054	¥525,000 (税抜)¥500,000	-	-	二重化ソフトウェア	-		

テープドライブ

(1)内蔵DAT/内蔵DATチェンジャー用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	対象モデル	
			維持保守	出張修理				DAT/DATch	DAT72
消耗品									
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT1210	¥44,100 (税抜)¥42,000	-	-	DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT1230	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT1260	¥239,400 (税抜)¥228,000	-	-	DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AV7DATCL1	¥8,190 (税抜)¥7,800	-	-	クリーニングカートリッジ (HS-4/CL)x5巻パック	-			

(2)内蔵AIT用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	対象モデル	
			維持保守	出張修理				AIT	AIT-2
消耗品									
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7AT21110	¥151,200 (税抜)¥144,000	-	-	AITカートリッジ (SDX2-50C)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7AT21130	¥406,350 (税抜)¥387,000	-	-	AITカートリッジ (SDX2-50C)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7AT21160	¥730,800 (税抜)¥696,000	-	-	AITカートリッジ (SDX2-50C)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AV7AT1CL1	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	AITクリーニングカートリッジ (SDX1-CL)x5巻パック	-			

(3)内蔵LTO用 *6

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	RoHS 指令 対応	対象モデル		
			維持保守	出張修理				Ultraium1	Ultraium2	Ultraium3
消耗品										
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1110	¥157,500 (税抜)¥150,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU1/100)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1130	¥447,300 (税抜)¥426,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU1/100)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1160	¥844,200 (税抜)¥804,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU1/100)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1210	¥214,200 (税抜)¥204,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU2/200)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1230	¥607,950 (税抜)¥579,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU2/200)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1260	¥1,165,500 (税抜)¥1,110,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU2/200)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1610	¥403,200 (税抜)¥384,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU3/400)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1630	¥1,134,000 (税抜)¥1,080,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU3/400)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1660	¥1,827,000 (税抜)¥1,740,000	-	-	LTOカートリッジ (LTOU3/400)x60巻パック	-				
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT1810	¥567,000 (税抜)¥540,000	-	-	LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400II)x10巻パック	-				
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT1830	¥1,360,800 (税抜)¥1,296,000	-	-	LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400II)x30巻パック	-				
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT1860	¥2,192,400 (税抜)¥2,088,000	-	-	LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400II)x60巻パック	-				
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AV7ULTCL1	¥72,450 (税抜)¥69,000	-	-	LTOクリーニングカートリッジ (LTOU1/UCL)x5巻パック	-				

*6: 本カートリッジテープパックは、バーコードラベル付きではありません。