

セールスガイド

HSG-1xx

# HITACHI Advanced Server HA8000シリーズ

(TS10xH, TS20xH, RS110xH, RS210xH, RS220xH, RS440AH 版)

## システム構成図

(2008年 6月 3日現在)



# HA8000series

# HITACHI



### < 他社所有商標に関する表示 >

- ・ Pentium, Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorer は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linux は、Linus Torvalds の米国及びその他の国及びその他の国商標あるいは登録商標です。
- ・ Red Hat は、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMware は、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ Advanced Intelligent Tape は、 $\text{Vii}$ -株式会社の登録商標です。
- ・ ARCserve は米国 Computer Associates International, Inc の登録商標です。
- ・ VERITAS は、Symantec Corporation 及びその関連会社の登録商標です。
- ・ Chipkill は、IBM Corporation の商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

### < 断り書き >

- ・ 本資料では、以降  
Intel(R) Pentium(R) Dual-Core Desktop プロセッサ E2180 を Pentium Dual-Core E2180 に、  
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3110 を Xeon E3110 に、  
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5205 を Xeon E5205 に、  
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5260 を Xeon X5260 に、  
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7220 を Xeon E7220 に、  
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X3360 を Xeon X3360 に、  
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5405 を Xeon E5405 に、  
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5430 を Xeon E5430 に、  
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5450 を Xeon E5450 に、  
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X7350 を Xeon X7350 に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版を  
Windows Server 2008 Standard 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V 日本語版を  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版を  
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版を  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版を  
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition 日本語版を  
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition 日本語版を  
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition 日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition 日本語版を  
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server 日本語版を  
Windows 2000 Advanced Server 日本語版に、  
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server 日本語版を  
Windows 2000 Server 日本語版に、  
それぞれ略称致します。

- ・ 本資料で使用の単位は、  
K : 1,024  
k : 10<sup>3</sup>  
M : 10<sup>6</sup>  
G : 10<sup>9</sup>  
T : 10<sup>12</sup> で換算しています。

**<流通プログラムの紹介が「HANDライブラリ」インターネットによる情報提供について>**

HA8000シリーズで利用できる流通ソフトウェア/ハードウェアの情報を、インターネットで入手頂けます。

この情報は各販売元から頂いた情報をそのまま纏めたものであり、(株)日立製作所では動作保証は致しかねますが、構成検討の際にあわせて御参照下さい。

<http://www.hitachi.co.jp/HAND/>

## お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタ（HITACカスタマ・アンサ・センタ）でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

**HCAセンタ（HITACカスタマ・アンサ・センタ）**  
**<フリーダイヤル> 0120 - 2580 - 91**

<受付時間> 9:00～12:00 / 13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HITACカスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

# 目 次

システム構成図の見方	1
Linux環境をお考えの方へ	2
形名についての説明	3
ハードウェア保守サービスについて	4
おまかせ安心モデル(3年)について	6
HA8000シリーズ(2008年5月~7月)仕様比較一覧	9
1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編	15
1.1 HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH	15
1.2 HA8000/TS20	
(1) HA8000/TS20 AH, BH	63
(2) HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH	123
1.3 HA8000/RS110 AH, BH, CH	171
1.4 HA8000/RS210 AH, BH	195
1.5 HA8000/RS220 AH, BH, DH	225
1.6 HA8000/RS440 AH	271
2. ハードウェア構成図 外付けオプション編	299
2.1 ディスプレイ装置	299
2.2 USBフロッピーディスクドライブ	300
2.3 コンソール切替ユニット<タワータイプ用>	301
2.4 スイッチングHUB	302
2.5 外付け装置	
(1) エントリーディスクアレイ装置(BR20(BR201))	303
(2) エントリーストレージ(BR50)	306
(3) ディスクアレイサブシステム	307
(4) バックアップキャビネット	309
(5) リムーバブルデバイスユニット	316
(6) DAT72チェンジャー	323
(7) LTOチェンジャー	325
(8) LTOライブラリ装置	329
(9) 大型テープライブラリ装置	333
2.6 無停電電源装置(UPS)<タワータイプ用>	336
3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編	341
3.1 ラックキャビネット	341
4. オプション一覧	365
5. サービス一覧	407
6. 有寿命品一覧	423
7. システム構成上の注意事項	431
7.1 OS情報	431
7.2 ディスクアレイ情報	438
7.3 バックアップデバイス情報	450
7.4 無停電電源装置(UPS)情報	455
7.5 LANボード高信頼性化機能サポート情報	460
7.6 冗長電源情報	467
7.7 Deployment Manager情報	469
7.8 高信頼技術情報	470
7.9 コンソール切替ユニット, ディスプレイ/キーボードユニット 及びディスプレイ装置接続サポート情報	474
8. 導入計画	477
8.1 環境条件	477
8.2 電源設備	479
8.3 消耗品	482
8.4 その他	484

## Linux環境をお考えの方へ

本システム構成図の記載事項はすべて、

Windows Server 2008 Enterprise日本語版/  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/  
Windows Server 2008 Standard日本語版/  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/  
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/  
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/  
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版/  
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/  
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版/  
Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/  
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版/  
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/  
Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版/  
Windows Server 2003,Standard Edition日本語版

環境に限り、動作保証するものです。

したがって、Linux環境をお考えの方は、あくまでお客様の自己責任のもとで、ご使用いただくこととなります。

なお、Linux環境における動作確認情報は、以下のWebサイトをご参照願います。

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/index.html>

### 重要

Linux環境における動作確認情報は、あくまでも限られた評価環境における動作結果を報告しているものであり、Linuxのすべての動作を保証しているものではありません。

Linuxシステムの導入や運用については、お客様の自己責任のもとでお願い致します。

## ハードウェア保守サービスについて

お客様に、機器を最良な状態でお使い頂きたい為、きめ細かな保守サービスをご用意しております。  
 HA8000シリーズ（HA8000/TS10, TS20, RS110, RS210, RS220, RS440）において「TCOを削減する無償保証」・「迅速な保守対応」・「充実なサポート&サービス」・「安心の運用性・信頼性」・「高品質・高性能のハードウェア」をコンセプトとした3年無償保証サービスを開始します。

3年無償保証サービス	1年目： 維持保守サービス [当日オンサイト] (無償)	2, 3年目： 出張修理サービス [翌平日オンサイト](無償)	有償サービス  年契約サービス (維持保守サービス、 出張修理サービス)、 バーコールサービス など				
	2, 3年目： 維持保守サービス[当日オンサイト]への アップグレードサービス(有償)						
1年無償保証サービス	1年目： 維持保守サービス [当日オンサイト] (無償)	有償サービス 年契約サービス(維持保守サービス, 出張修理サービス), バーコールサービスなど					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">1年目</td> <td style="width: 25%;">2年目</td> <td style="width: 25%;">3年目</td> <td style="width: 25%;">4年目以降</td> </tr> </table>				1年目	2年目	3年目	4年目以降
1年目	2年目	3年目	4年目以降				

### 1. 3年無償保証サービス

<対象機種>

HA8000/TS20, RS210, RS220, RS440システム装置及び内蔵オプション

<サービス内容>

無償保証期間	ご購入から3年間	
サービス内容	1年目	保守維持サービス[当日オンサイト] 障害発生発生時サービス員の即時出張による修復(無償)
	2, 3年目	出張修理サービス[翌平日オンサイト] *1 障害発生のご連絡から翌平日以降、サービス員の出張による修復(無償)
サービス時間	1年目	平日 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
	2, 3年目	平日 9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

\*1: 維持保守サービス[当日オンサイト]へのアップグレードサービス(有償)を用意しています。

### 2. 1年無償保証サービス

<対象機種>

HA8000/TS10, RS110システム装置及び内蔵オプション,  
 外付けデバイス, ラック関連オプション品及び無停電電源装置

<サービス内容>

無償保証期間	ご購入から1年間	
サービス内容 *2	保守維持サービス[当日オンサイト] 障害発生発生時サービス員の即時出張による修復(無償)	
サービス時間	平日 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)	

\*2: 3年バックサービス(1年間の無償保証期間を含む3年契約)(有償)を用意しています。  
 通常の維持保守契約に比較し割安となります。

### 3. 無償保証サービス期間と形名について

無償保証サービス期間と形名については、下表を参照願います。

	対象製品	形名
3年無償保証サービス対象製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム装置 (HA8000/TS20,RS210,RS220,RS440)</li> <li>・システム装置内蔵オプション</li> </ul>	GQxx GGxx
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外付けデバイス (バックアップキャビネット,リムーバブルデバイスユニット)</li> </ul>	
1年無償保証サービス対象製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム装置 (HA8000/TS10,RS110)</li> </ul>	GHxx GVxx
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外付けデバイス (バックアップキャビネット,リムーバブルデバイスユニット除く)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ラック関連オプション品</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・無停電電源装置</li> </ul>	
接続される機種種の保証期間に準ずる製品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ディスプレイ装置</li> </ul>	PCxx



## おまかせ安心モデル(3年)について

HA8000シリーズ全モデルにおいて、システム装置に維持保守(当日オンサイト)サービス3年と簡易定期点検サービスをセットにしたセットモデルを新規設定しました。

本セットモデルはお客様がより安心してお使い頂くことができ、またセット形名化により見積もり、手配を簡単にしたモデルです。

また、内蔵テープデバイスおよび無停電電源装置(UPS)に対しても3年維持保守サービスに加え2年目、3年目の推奨テープデバイスの供給や2年目のバッテリー交換作業等のサービスが付加された非常に便利な内容となっております。

### 1. 対象

- ・システム装置HA8000シリーズ×Hモデル全モデル対象
- ・内蔵テープデバイス
- ・無停電電源装置(UPS)(GH-SBUx9151/GV-SBU1xx1Nは除く)

### 2. セット形名

#### (1) システム装置セット形名

セット形名	O S	
GQQ - 2	Windows Server 2008 Enterprise日本語版(25CAL付)	
GQP - 2	Windows Server 2008 Standard日本語版(5CAL付)	
GQQ - 1	Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(25CAL付)	
GQP - 1	Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(5CAL付)	
GQM - 2	Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)(25CAL付)	
GQL - 2	Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版(SP2)(5CAL付)	
GQM - 1	Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(SP2)(25CAL付)	
GQL - 1	Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(SP2)(5CAL付)	
GQA - -	OSなし	

- ・には各モデル名称を示すコードが入ります。
- ・"おまかせ安心モデル(3年)"の場合は"に"A"が入ります。
- ・"おまかせ安心モデル(3年)"のセット形名例:GQLR22AH-Axxxxxx(RS220AHの場合)


#### (2) その他のセット形名

システム装置内蔵テープデバイスおよび無停電電源装置(UPS)についてのセット形名についても、おまかせ安心モデル(3年)専用セット形名を設定致します。

### 3. おまかせ安心モデル(3年)の製品イメージ

#### (1) システム装置


対象: HA8000シリーズ全システム装置



## ( 2 ) 内蔵テープデバイス

対象：システム装置に内蔵する  
全テープデバイス

### おまかせ安心モデル ( 3 年 )



#### (標準 3年無償保証モデル)

ハードウェア 3年無償保証	1年目 維持	2年目 オプション 出張	3年目 オプション 出張
------------------	-----------	--------------------	--------------------

#### (標準 1年無償保証モデル)

ハードウェア 1年無償保証	1年目 維持	2年目 オプション	3年目 オプション
------------------	-----------	--------------	--------------

1回目 2回目


<定期点検日程；システム装置に同期>  
(1年目のテープ供給は製品に同梱)  
1回目：13ヵ月目～14ヵ月目  
テープ供給、ヘッドクリーニングのご案内  
2回目：25ヵ月目～26ヵ月目  
テープ供給、ヘッドクリーニングのご案内

\*1：1年目は機器納入時同梱されます。また、2年目以降は点検作業時にサービスエンジニアがご供給します。  
・「お届け安心サービス」とは、「おまかせ安心モデル(3年)」にバンドルされ、お客様が必要時にメディアを提供するサービスです。

## ( 3 ) 無停電電源装置 ( UPS )

対象：全無停電電源装置  
(但し、GH-SBUx9151/GV-SBU1xx1Nは除く)

### おまかせ安心モデル ( 3 年 )



#### (標準モデル)

ハードウェア 1年無償保証	1年目 維持	2年目 オプション	3年目 オプション
------------------	-----------	--------------	--------------

1回目 2回目

<定期点検日程；システム装置に同期>  
1回目：13ヵ月目～14ヵ月目  
簡易定期点検  
2回目：25ヵ月目～26ヵ月目  
簡易定期点検、  
バッテリー交換(システム装置の電源off必須)

#### 4. 簡易定期点検について

- ・簡易定期点検サービス時間帯は維持保守時間帯に同じとなります。

平日8:00～19:00

<点検項目>

対象装置	種別	内容
システム装置	確認	通気孔の塵埃付着状態確認
		装置パネルのLED点灯状態確認
		FANの異常音確認
		各種アラート情報,デバイスステータス情報及びエラーログ確認
	案内	レンズクリーナーによるレンズ部清掃のご案内 (CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM) [レンズクリーナーは、1セット無償提供]
内蔵テープデバイス	案内	クリーニングメディアによるヘッド部清掃のご案内 (DAT/DATch/AIT/LTO) [クリーニングメディアは、各点検時に1巻提供]
無停電電源装置 (UPS)	確認	通気孔の塵埃付着状態確認・清掃のご案内
		装置パネルのLED点灯状態確認
	交換	PowerChute エラーメッセージ・ログ確認
		バッテリー交換[2回目点検時](システム装置の電源off必須)

簡易点検の作業時間は、約30分程度です。

#### 5. 販売上の注意事項

- (1) 標準モデルとおまかせ安心モデル(3年)の混在手配は認めませんのでご注意願います。  
おまかせ安心モデル(3年)セットモデルにおいては増設内蔵テープデバイスおよび無停電電源装置(UPS)の形名も必ずおまかせ安心モデル(3年)の形名を手配願います。
- (2) 本サービスを実施するにあたってご購入いただいたお客様のユーザ登録が必須となります。  
ユーザ登録を行わない場合、簡易定期点検およびテープ媒体送付、バッテリー交換等の作業を受けることができません。納入後は必ずユーザ登録を行うようにしてください。

(2) HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH



HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH  
(タワータイプ)  
(筐体色: 黒)



HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH  
(ラックタイプ)  
(筐体色: 黒)


HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH システム装置 機器仕様

モデル名	TS20 CH		TS20 DH	
	RAID(SAS)モデル		RAID(シリアルATA)モデル	
筐体タイプ	タワータイプ(ラックタイプ[5U])			
CPU(周波数)	Dual-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5205(1.86GHz)/X5260(3.33GHz), Quad-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5405(2GHz)/E5430(2.66GHz)/E5450(3GHz)			
	プロセッサ数(CPUコア数)	最小1/最大2 (Dual-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5205/X5260:2, Quad-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:4)		
	キャッシュ	一次/1CPU	Dual-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5205/X5260:データ2x16KB+命令2x16KB, Quad-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:データ4x16KB+命令4x16KB	
	メモリー	二次/1CPU	Dual-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5205/X5260:6MB, Quad-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:2x6MB	
チップセット	Intel 社製 5000V			
システムバス(FSB)周波数	Dual-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5205:1066MHz, Dual-Core Intel®Xeon®プロセッサ-X5260:1333MHz, Quad-Core Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:1333MHz			
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:16GB		
	スロット数	4		
	サポートメモリー容量	1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)		
	仕様	DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/Chipkill 対応/オプティクス/メモリ-対応		
表示機能	アクセラレータ	XGI 社製 Z9S[オンボード/PCI]		
	VRAM	32MB		
	表示解像度(表示色)*1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク(本体内蔵)*2	最大容量*8	RAID 0	1.2TB(300GBx4) 4TB((1TBx2)x2RAID)	
		RAID 5	900GB(300GBx4) 2TB(1TBx3)	
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB 160GB, 250GB, 500GB, 1TB		
	インタフェース	SAS シリアルATA /300		
	回転数	15000r/min 7200r/min		
	RAIDコントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS[PCIホート/PCI Express<x8>]	
インタフェース		SAS シリアルATA /300		
チャンネル数		8ホート(HDD1台/ホート)		
キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)		
サポートRAIDレベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
FDD	3.5型FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(標準)			
CD-ROM	薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)			
DVD-ROM	薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)			
DVD-RAM	片面/両面:4.7GB/9.4GB(IDE)(オプション)			
拡張ベイ	3.5型ベイ(HDD専用ベイ)	4[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]		
	5型ベイ(リムーバブル)	3(CD-ROM, DVD-ROM または DVD-RAM にて1ベイ占有)		
	5型ベイ(薄型)	-		
	FDD専用	1(1ベイFDDにて占有)		
PCIスロット	PCI Express<x8>x1[RAIDホートにて1スロット占有], PCI Express<x4>x2, 64bit/133MHz(3.3Vキ)-x1, 32bit/33MHz(5Vキ)-x1			
標準インターフェイス	ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, キーボード(PS/2タイプミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプミニDIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x7[オンボードx1, ホートx2, リアx4]*3			
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オンボード/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
Wake On LAN機能	ホート*4			
外形寸法	ウチタマ:254(W)x650(D)x442(H)mm[突起物含む], ラックタイプ:485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]			
質量[標準値](C)内は最大質量値)	約26.2kg(34.5kg)[ラックタイプ]:約30.8kg(39.1kg)			
電源	電圧	AC100V±10% 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(1本)		
冗長化電源	-			
冗長FAN	ホート(70W)2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長][ホットプラグ非対応]			
消費電力[最大値]	481W			449W
消費電流[最大値]	5.16A			4.82A
省エネ法に基づく表示	区分	c		
	エネルギー消費効率	0.0061		
VCCI基準*5 / 騒音	クラスA情報技術装置 / 40dB以下*7			
RoHS指令	対応			
インストールOS	Windows Server 2008 Enterprise日本語版(25CAL付)/ Windows Server 2008 Standard日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(25CAL付)/ Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)(25CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)(5CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)(25CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)(5CAL付)			
サポートOS	「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報参照			
添付ソフトウェア	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セルフインストール], MegaRAID Storage Manager[RAID管理ツール], ホートアップ保守エージェント			
主な添付品*6	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー), マウス(有線マウス)			

\*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色異なる場合があります。  
 \*2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。  
 \*3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。  
 \*4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Managerが必要です。  
 \*5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。  
 \*6: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。  
 \*7: IS07779に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。  
 \*8: ディスクレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。  
 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

前面

<タワータイプ>



**A : フロントドア (タワータイプのみ)**

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

**B : ドアロック (タワータイプのみ)**

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

**C : USB コネクタ**

**D : 3.5 型フロッピーディスクドライブ**

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。  
2DD (720KB フォーマット)  
2HD (1.44MB フォーマット)

**E : HDD キャニスタランプ**

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

**F : 拡張ストレージベイ (3.5 型)**

内蔵ハードディスクを取り付けます。

**G : 拡張ストレージベイ**

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、いづれかが標準搭載されます。

**H : 拡張ストレージベイ (5 型)**

内蔵 DVD-RAM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

**I : POWER ランプ (緑)**

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

**J : ACCESS ランプ (緑)**

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

**K : ERROR ランプ (赤)**

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯しません。

**L : POWER スイッチ**

システム装置の電源を入・切るときに押します。  
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

**M : SERVICE ランプスイッチ (青)**

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

**N : RESET スイッチ**

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときを押します。

**O : BUZZER STOP スイッチ**


ブザーを止めるときに押します。

**P : MAINTENANCE ランプ (黄)**


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



## 背面



**A** : 電源コネクタ

**D** : キーボードインタフェースコネクタ

**E** : マウスインタフェースコネクタ


**F** : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

**G** : ディスプレイインタフェースコネクタ

**H** : USBコネクタ

**I** : ネットワークインタフェースコネクタ


LANケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ1, 2となります。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



**J** : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを3枚、またPCI仕様のボードを2枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に1~4となります。拡張スロット(PCI)4にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ おまかせ安心モデル ( 3 年 ) ] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS20 [ 静音モデル ] ( TS20 CH ) RAID ( SAS ) おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / タワータイプ  
[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル ] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNNNN2	¥1,256,850 (税抜)¥1,197,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-AAANN2	¥1,214,850 (税抜)¥1,157,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A9NNNN2	¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A7NNNN2	¥1,120,350 (税抜)¥1,067,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A6NNNN2	¥995,400 (税抜)¥948,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

HA8000/TS20 [ 静音モデル ] ( TS20 CH ) RAID ( SAS ) おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / タワータイプ  
[ Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル ] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNNNN2	¥742,350 (税抜)¥707,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-AAANN2	¥700,350 (税抜)¥667,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A9NNNN2	¥621,600 (税抜)¥592,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A7NNNN2	¥605,850 (税抜)¥577,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A6NNNN2	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNNNN1	¥1,256,850 (税抜)¥1,197,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,214,850 (税抜)¥1,157,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,120,350 (税抜)¥1,067,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥995,400 (税抜)¥948,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-AB354N1	¥826,350 (税抜)¥787,000	¥4,638 (税抜)¥4,417	¥3,483 (税抜)¥3,317
			146GB フレイ 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-AB344N1	¥712,950 (税抜)¥679,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNNNN1	¥742,350 (税抜)¥707,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU		292GB フレイ 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-AA354N1	¥784,350 (税抜)¥747,000	¥4,358 (税抜)¥4,150	¥3,273 (税抜)¥3,117
			146GB フレイ 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-AA344N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-AAANN1	¥700,350 (税抜)¥667,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU		292GB フレイ 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-A9354N1	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,087 (税抜)¥3,892	¥3,063 (税抜)¥2,917
			146GB フレイ 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-A9344N1	¥630,000 (税抜)¥600,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-A9NNNN1	¥621,600 (税抜)¥592,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU		292GB フレイ 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-A7354N1	¥829,500 (税抜)¥790,000	¥4,664 (税抜)¥4,442	¥3,500 (税抜)¥3,333
			146GB フレイ 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-A7344N1	¥716,100 (税抜)¥682,000	¥3,903 (税抜)¥3,717	¥2,932 (税抜)¥2,792
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-A7NNNN1	¥605,850 (税抜)¥577,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU		292GB フレイ 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-A6354N1	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
			146GB フレイ 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-A6344N1	¥573,300 (税抜)¥546,000	¥2,948 (税抜)¥2,808	¥2,213 (税抜)¥2,108
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-A6NNNN1	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(新-879S), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 法規構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-ABNNNN2	¥1,256,850 (税抜)¥1,197,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-AAANN2	¥1,214,850 (税抜)¥1,157,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A9NNNN2	¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A7NNNN2	¥1,120,350 (税抜)¥1,067,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A6NNNN2	¥995,400 (税抜)¥948,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-ABNNNN2	¥742,350 (税抜)¥707,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-AAANN2	¥700,350 (税抜)¥667,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A9NNNN2	¥621,600 (税抜)¥592,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A7NNNN2	¥605,850 (税抜)¥577,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A6NNNN2	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.7.7.7 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-ABNNNN1	¥1,256,850 (税抜)¥1,197,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,214,850 (税抜)¥1,157,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥1,120,350 (税抜)¥1,067,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥995,400 (税抜)¥948,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-AB354N1	¥826,350 (税抜)¥787,000	¥4,638 (税抜)¥4,417	¥3,483 (税抜)¥3,317
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20CH-AB344N1	¥712,950 (税抜)¥679,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-ABNNNN1	¥742,350 (税抜)¥707,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-AA354N1	¥784,350 (税抜)¥747,000	¥4,358 (税抜)¥4,150	¥3,273 (税抜)¥3,117
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20CH-AA344N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-AANNNN1	¥700,350 (税抜)¥667,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-A9354N1	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,087 (税抜)¥3,892	¥3,063 (税抜)¥2,917
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20CH-A9344N1	¥630,000 (税抜)¥600,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-A9NNNN1	¥621,600 (税抜)¥592,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-A7354N1	¥829,500 (税抜)¥790,000	¥4,664 (税抜)¥4,442	¥3,500 (税抜)¥3,333
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20CH-A7344N1	¥716,100 (税抜)¥682,000	¥3,903 (税抜)¥3,717	¥2,932 (税抜)¥2,792
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-A7NNNN1	¥605,850 (税抜)¥577,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-A6354N1	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20CH-A6344N1	¥573,300 (税抜)¥546,000	¥2,948 (税抜)¥2,808	¥2,213 (税抜)¥2,108
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-A6NNNN1	¥480,900 (税抜)¥458,000


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CH-ABNNNN0	¥721,350 (税抜)¥687,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥679,350 (税抜)¥647,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥600,600 (税抜)¥572,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥584,850 (税抜)¥557,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥459,900 (税抜)¥438,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型7000回転ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2	
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)	

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNNNN2	¥1,236,900 (税抜)¥1,178,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-AAANN2	¥1,194,900 (税抜)¥1,138,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A9NNNN2	¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A7NNNN2	¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A6NNNN2	¥987,000 (税抜)¥940,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-ABNNNN2	¥722,400 (税抜)¥688,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-AAANN2	¥680,400 (税抜)¥648,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A9NNNN2	¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A7NNNN2	¥585,900 (税抜)¥558,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A6NNNN2	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル(3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNNNN1	¥1,236,900 (税抜)¥1,178,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,194,900 (税抜)¥1,138,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥987,000 (税抜)¥940,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル(3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB x 3:RAID5 (*3) 回転率: 7200r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20DH-AB324N1	¥836,850 (税抜)¥797,000	¥4,707 (税抜)¥4,483	¥3,535 (税抜)¥3,367					
							選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-AB224N1	¥793,800 (税抜)¥756,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158	
										GQPT20DH-ABNNNN1	¥722,400 (税抜)¥688,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817	
			Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU	500GB フレイ 250GB x 3:RAID5 (*3) 回転率: 7200r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20DH-AA324N1	¥794,850 (税抜)¥757,000	¥4,428 (税抜)¥4,217	¥3,325 (税抜)¥3,167				
								選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-AA224N1	¥751,800 (税抜)¥716,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥2,958 (税抜)¥2,817
											GQPT20DH-AANNNN1	¥680,400 (税抜)¥648,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU		500GB フレイ 250GB x 3:RAID5 (*3) 回転率: 7200r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20DH-A9324N1	¥688,800 (税抜)¥656,000	¥3,719 (税抜)¥3,542	¥2,791 (税抜)¥2,658					
							選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-A9224N1	¥645,750 (税抜)¥615,000	¥3,430 (税抜)¥3,267	¥2,573 (税抜)¥2,450	
										GQPT20DH-A9NNNN1	¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242	
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU		500GB フレイ 250GB x 3:RAID5 (*3) 回転率: 7200r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20DH-A7324N1	¥751,800 (税抜)¥716,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958					
							選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-A7224N1	¥708,750 (税抜)¥675,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750	
										GQPT20DH-A7NNNN1	¥585,900 (税抜)¥558,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167	
Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU	500GB フレイ 250GB x 3:RAID5 (*3) 回転率: 7200r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20DH-A6324N1	¥600,600 (税抜)¥572,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242							
					選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-A6224N1	¥557,550 (税抜)¥531,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033			
								GQPT20DH-A6NNNN1	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-ABNNNN2	¥1,236,900 (税抜)¥1,178,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,194,900 (税抜)¥1,138,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥987,000 (税抜)¥940,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-ABNNNN2	¥722,400 (税抜)¥688,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥680,400 (税抜)¥648,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥585,900 (税抜)¥558,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-ABNNNN1	¥1,236,900 (税抜)¥1,178,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,194,900 (税抜)¥1,138,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥987,000 (税抜)¥940,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-AB324N1	¥836,850 (税抜)¥797,000	¥4,707 (税抜)¥4,483	¥3,535 (税抜)¥3,367	
							GQLT20DH-AB224N1	¥793,800 (税抜)¥756,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
							GQLT20DH-ABNNNN1	¥722,400 (税抜)¥688,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU		500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-AA324N1	¥794,850 (税抜)¥757,000	¥4,428 (税抜)¥4,217	¥3,325 (税抜)¥3,167	
							GQLT20DH-AA224N1	¥751,800 (税抜)¥716,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
							GQLT20DH-AANNNN1	¥680,400 (税抜)¥648,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU		500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-A9324N1	¥688,800 (税抜)¥656,000	¥3,719 (税抜)¥3,542	¥2,791 (税抜)¥2,658	
							GQLT20DH-A9224N1	¥645,750 (税抜)¥615,000	¥3,430 (税抜)¥3,267	¥2,573 (税抜)¥2,450
							GQLT20DH-A9NNNN1	¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU		500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-A7324N1	¥751,800 (税抜)¥716,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	
							GQLT20DH-A7224N1	¥708,750 (税抜)¥675,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
							GQLT20DH-A7NNNN1	¥585,900 (税抜)¥558,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-A6324N1	¥600,600 (税抜)¥572,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242			
					GQLT20DH-A6224N1	¥557,550 (税抜)¥531,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033		
					GQLT20DH-A6NNNN1	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625		


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ  
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DH-ABNNNN0	¥701,400 (税抜)¥668,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥659,400 (税抜)¥628,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥580,650 (税抜)¥553,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥564,900 (税抜)¥538,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNN1N2	¥1,309,350 (税抜)¥1,247,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-AANN1N2	¥1,267,350 (税抜)¥1,207,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A9NN1N2	¥1,188,600 (税抜)¥1,132,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A7NN1N2	¥1,172,850 (税抜)¥1,117,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A6NN1N2	¥1,047,900 (税抜)¥998,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNN1N2	¥794,850 (税抜)¥757,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-AANN1N2	¥752,850 (税抜)¥717,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A9NN1N2	¥674,100 (税抜)¥642,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A7NN1N2	¥658,350 (税抜)¥627,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A6NN1N2	¥533,400 (税抜)¥508,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

21 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNN1N1	¥1,309,350 (税抜)¥1,247,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-AANN1N1	¥1,267,350 (税抜)¥1,207,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A9NN1N1	¥1,188,600 (税抜)¥1,132,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A7NN1N1	¥1,172,850 (税抜)¥1,117,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A6NN1N1	¥1,047,900 (税抜)¥998,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

22 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)


モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNN1N1	¥794,850 (税抜)¥757,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-AANN1N1	¥752,850 (税抜)¥717,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A9NN1N1	¥674,100 (税抜)¥642,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A7NN1N1	¥658,350 (税抜)¥627,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A6NN1N1	¥533,400 (税抜)¥508,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピー ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 5 構成上の注意事項」「7. 1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

23 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-ABNN1N2	¥1,309,350	¥4,418	¥3,316
	(税抜)¥1,247,000						(税抜)¥4,208	(税抜)¥3,158	
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,267,350	¥4,139	¥3,106
	(税抜)¥1,207,000						(税抜)¥3,942	(税抜)¥2,958	
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,188,600	¥3,614	¥2,712
(税抜)¥1,132,000	(税抜)¥3,442	(税抜)¥2,583							
Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU	¥1,172,850	¥3,509	¥2,633						
(税抜)¥1,117,000	(税抜)¥3,342	(税抜)¥2,508							
Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU	¥1,047,900	¥2,678	¥2,013						
(税抜)¥998,000	(税抜)¥2,550	(税抜)¥1,917							


24 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-ABNN1N2	¥794,850	¥4,418	¥3,316
	(税抜)¥757,000						(税抜)¥4,208	(税抜)¥3,158	
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥752,850	¥4,139	¥3,106
	(税抜)¥717,000						(税抜)¥3,942	(税抜)¥2,958	
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥674,100	¥3,614	¥2,712
(税抜)¥642,000	(税抜)¥3,442	(税抜)¥2,583							
Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU	¥658,350	¥3,509	¥2,633						
(税抜)¥627,000	(税抜)¥3,342	(税抜)¥2,508							
Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU	¥533,400	¥2,678	¥2,013						
(税抜)¥508,000	(税抜)¥2,550	(税抜)¥1,917							

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。  
 \*5 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。  
 \*7 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*20 : Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

25 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-ABNN1N1	¥1,309,350 (税抜)¥1,247,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-AANN1N1	¥1,267,350 (税抜)¥1,207,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A9NN1N1	¥1,188,600 (税抜)¥1,132,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A7NN1N1	¥1,172,850 (税抜)¥1,117,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A6NN1N1	¥1,047,900 (税抜)¥998,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

26 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-ABNN1N1	¥794,850 (税抜)¥757,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-AANN1N1	¥752,850 (税抜)¥717,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A9NN1N1	¥674,100 (税抜)¥642,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A7NN1N1	¥658,350 (税抜)¥627,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A6NN1N1	¥533,400 (税抜)¥508,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917


27 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CH-ABNN1N0	¥773,850 (税抜)¥737,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-AANN1N0	¥731,850 (税抜)¥697,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A9NN1N0	¥653,100 (税抜)¥622,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A7NN1N0	¥637,350 (税抜)¥607,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A6NN1N0	¥512,400 (税抜)¥488,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型70ギバイトディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

28 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNN1N2	¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,247,400 (税抜)¥1,188,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,152,900 (税抜)¥1,098,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥1,039,500 (税抜)¥990,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

29 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-ABNN1N2	¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥638,400 (税抜)¥608,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

30 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNN1N1	¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,247,400 (税抜)¥1,188,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,152,900 (税抜)¥1,098,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥1,039,500 (税抜)¥990,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875


31 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-ABNN1N1	¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥638,400 (税抜)¥608,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

32 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-ABNN1N2	¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,247,400 (税抜)¥1,188,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,152,900 (税抜)¥1,098,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥1,039,500 (税抜)¥990,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875


33 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-ABNN1N2	¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥638,400 (税抜)¥608,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。  
 \*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 構成上の注意事項」 「7.1 OS 情報」 「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

34 HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-ABNN1N1	¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-AANN1N1	¥1,247,400 (税抜)¥1,188,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A9NN1N1	¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A7NN1N1	¥1,152,900 (税抜)¥1,098,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A6NN1N1	¥1,039,500 (税抜)¥990,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

35 HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-ABNN1N1	¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-AANN1N1	¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A9NN1N1	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A7NN1N1	¥638,400 (税抜)¥608,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A6NN1N1	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875


36 HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*7)  
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DH-ABNN1N0	¥753,900 (税抜)¥718,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-AANN1N0	¥711,900 (税抜)¥678,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A9NN1N0	¥633,150 (税抜)¥603,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A7NN1N0	¥617,400 (税抜)¥588,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A6NN1N0	¥504,000 (税抜)¥480,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ギバイトディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNNNN2	¥1,205,400 (税抜)¥1,148,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-3ANNNN2	¥1,163,400 (税抜)¥1,108,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-39NNNN2	¥1,084,650 (税抜)¥1,033,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-37NNNN2	¥1,068,900 (税抜)¥1,018,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-36NNNN2	¥943,950 (税抜)¥899,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3BNNNN2	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-3ANNNN2	¥648,900 (税抜)¥618,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-39NNNN2	¥570,150 (税抜)¥543,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-37NNNN2	¥554,400 (税抜)¥528,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-36NNNN2	¥429,450 (税抜)¥409,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNNNN1	¥1,205,400 (税抜)¥1,148,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,163,400 (税抜)¥1,108,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,084,650 (税抜)¥1,033,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,068,900 (税抜)¥1,018,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥943,950 (税抜)¥899,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	292GB 7レイト 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-3B354N1	¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,638 (税抜)¥4,417	¥3,483 (税抜)¥3,317							
			146GB 7レイト 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min				GQPT20CH-3B344N1	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767						
			選択 (*2)(*3)					GQPT20CH-3BNNNN1	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908					
			Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						292GB 7レイト 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-3A354N1	¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,358 (税抜)¥4,150	¥3,273 (税抜)¥3,117	
									146GB 7レイト 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min				GQPT20CH-3A344N1	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
									選択 (*2)(*3)					GQPT20CH-3ANNNN1	¥648,900 (税抜)¥618,000	¥3,788 (税抜)¥3,608
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU	292GB 7レイト 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-39354N1			¥691,950 (税抜)¥659,000						¥4,087 (税抜)¥3,892	¥3,063 (税抜)¥2,917
		146GB 7レイト 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min					GQPT20CH-39344N1		¥578,550 (税抜)¥551,000						¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
		選択 (*2)(*3)						GQPT20CH-39NNNN1	¥570,150 (税抜)¥543,000						¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
		Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU	292GB 7レイト 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min						2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-37354N1	¥778,050 (税抜)¥741,000			¥4,664 (税抜)¥4,442	¥3,500 (税抜)¥3,333
			146GB 7レイト 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min									GQPT20CH-37344N1	¥664,650 (税抜)¥633,000		¥3,903 (税抜)¥3,717	¥2,932 (税抜)¥2,792
			選択 (*2)(*3)										GQPT20CH-37NNNN1	¥554,400 (税抜)¥528,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU		292GB 7レイト 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20CH-36354N1								¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
			146GB 7レイト 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min				GQPT20CH-36344N1							¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,948 (税抜)¥2,808	¥2,213 (税抜)¥2,108
			選択 (*2)(*3)					GQPT20CH-36NNNN1						¥429,450 (税抜)¥409,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー) , マウス(新-緑丸) , JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-3BNNNN2	¥1,205,400 (税抜)¥1,148,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,163,400 (税抜)¥1,108,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,084,650 (税抜)¥1,033,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥1,068,900 (税抜)¥1,018,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥943,950 (税抜)¥899,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-3BNNNN2	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥648,900 (税抜)¥618,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥570,150 (税抜)¥543,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥554,400 (税抜)¥528,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥429,450 (税抜)¥409,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.7.7.7 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-3BNNNN1	¥1,205,400 (税抜)¥1,148,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,163,400 (税抜)¥1,108,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥1,084,650 (税抜)¥1,033,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥1,068,900 (税抜)¥1,018,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥943,950 (税抜)¥899,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-3B354N1	¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,638 (税抜)¥4,417	¥3,483 (税抜)¥3,317
			146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min				¥661,500 (税抜)¥630,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-3BNNNN1	¥690,900 (税抜)¥658,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-3A354N1	¥732,900 (税抜)¥698,000	¥4,358 (税抜)¥4,150	¥3,273 (税抜)¥3,117
			146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min				¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-3ANNNN1	¥648,900 (税抜)¥618,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-39354N1	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥4,087 (税抜)¥3,892	¥3,063 (税抜)¥2,917
			146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min				¥578,550 (税抜)¥551,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-39NNNN1	¥570,150 (税抜)¥543,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-37354N1	¥778,050 (税抜)¥741,000	¥4,664 (税抜)¥4,442	¥3,500 (税抜)¥3,333
			146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min				¥664,650 (税抜)¥633,000	¥3,903 (税抜)¥3,717	¥2,932 (税抜)¥2,792
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-37NNNN1	¥554,400 (税抜)¥528,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20CH-36354N1	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
			146GB フレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min				¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,948 (税抜)¥2,808	¥2,213 (税抜)¥2,108
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-36NNNN1	¥429,450 (税抜)¥409,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CH-3BNNNN0	¥669,900 (税抜)¥638,000	¥4,069 (税抜)¥3,875	¥3,053 (税抜)¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU						¥627,900 (税抜)¥598,000	¥3,788 (税抜)¥3,608	¥2,843 (税抜)¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU						¥549,150 (税抜)¥523,000	¥3,263 (税抜)¥3,108	¥2,450 (税抜)¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU						¥533,400 (税抜)¥508,000	¥3,158 (税抜)¥3,008	¥2,371 (税抜)¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU						¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,328 (税抜)¥2,217	¥1,750 (税抜)¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型70ピン-ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線-109キー), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNNNN2	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-3ANNNN2	¥1,143,450 (税抜)¥1,089,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-39NNNN2	¥1,064,700 (税抜)¥1,014,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-37NNNN2	¥1,048,950 (税抜)¥999,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-36NNNN2	¥935,550 (税抜)¥891,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNNNN2	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-3ANNNN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-39NNNN2	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-37NNNN2	¥534,450 (税抜)¥509,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-36NNNN2	¥421,050 (税抜)¥401,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNNNN1	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,143,450 (税抜)¥1,089,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,064,700 (税抜)¥1,014,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,048,950 (税抜)¥999,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥935,550 (税抜)¥891,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20DH-3B324N1	¥785,400 (税抜)¥748,000	¥4,707 (税抜)¥4,483	¥3,535 (税抜)¥3,367		
				1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT20DH-3B224N1	¥742,350 (税抜)¥707,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158		
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNNNN1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
				500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min		2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-3A324N1	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,428 (税抜)¥4,217	¥3,325 (税抜)¥3,167	
						1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-3A224N1	¥700,350 (税抜)¥667,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3ANNNN1	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU		2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-39324N1	¥637,350 (税抜)¥607,000	¥3,719 (税抜)¥3,542	¥2,791 (税抜)¥2,658				
			1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-39224N1	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥3,430 (税抜)¥3,267	¥2,573 (税抜)¥2,450				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-39NNNN1	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242		
			500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-37324N1	¥700,350 (税抜)¥667,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958			
				1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-37224N1	¥657,300 (税抜)¥626,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-37NNNN1	¥534,450 (税抜)¥509,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167		
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU		2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-36324N1	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242				
			1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT20DH-36224N1	¥506,100 (税抜)¥482,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-36NNNN1	¥421,050 (税抜)¥401,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625		

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-3BNNNN2	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,143,450 (税抜)¥1,089,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,064,700 (税抜)¥1,014,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,048,950 (税抜)¥999,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥935,550 (税抜)¥891,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-3BNNNN2	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥534,450 (税抜)¥509,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥421,050 (税抜)¥401,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-3BNNNN1	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,143,450 (税抜)¥1,089,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥1,064,700 (税抜)¥1,014,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥1,048,950 (税抜)¥999,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥935,550 (税抜)¥891,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-3B324N1	¥785,400 (税抜)¥748,000	¥4,707 (税抜)¥4,483	¥3,535 (税抜)¥3,367	
							1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT20DH-3B224N1	¥742,350 (税抜)¥707,000	¥4,418 (税抜)¥4,208
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-3BNNNN1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
				2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-3A324N1	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,428 (税抜)¥4,217	¥3,325 (税抜)¥3,167	
							1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT20DH-3A224N1	¥700,350 (税抜)¥667,000	¥4,139 (税抜)¥3,942
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-3ANNNN1	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-39324N1	¥637,350 (税抜)¥607,000	¥3,719 (税抜)¥3,542	¥2,791 (税抜)¥2,658			
					1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT20DH-39224N1	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥3,430 (税抜)¥3,267	¥2,573 (税抜)¥2,450	
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-39NNNN1	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242		
	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min		DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-37324N1	¥700,350 (税抜)¥667,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958			
					1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT20DH-37224N1	¥657,300 (税抜)¥626,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750	
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-37NNNN1	¥534,450 (税抜)¥509,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167		
	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min		DVD-ROM (8倍速)	GQLT20DH-36324N1	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242			
					1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT20DH-36224N1	¥506,100 (税抜)¥482,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033	
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-36NNNN1	¥421,050 (税抜)¥401,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625		


HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DH-3BNNNN0	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU						¥607,950 (税抜)¥579,000	¥3,657 (税抜)¥3,483	¥2,748 (税抜)¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU						¥529,200 (税抜)¥504,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU						¥513,450 (税抜)¥489,000	¥3,027 (税抜)¥2,883	¥2,275 (税抜)¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU						¥400,050 (税抜)¥381,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型7000rpmディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2	
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)	

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNN1N2	¥1,257,900 (税抜)¥1,198,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20CH-3ANN1N2	¥1,215,900 (税抜)¥1,158,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20CH-39NN1N2	¥1,137,150 (税抜)¥1,083,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQQT20CH-37NN1N2	¥1,121,400 (税抜)¥1,068,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQQT20CH-36NN1N2	¥996,450 (税抜)¥949,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3BNN1N2	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20CH-3ANN1N2	¥701,400 (税抜)¥668,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20CH-39NN1N2	¥622,650 (税抜)¥593,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQPT20CH-37NN1N2	¥606,900 (税抜)¥578,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQPT20CH-36NN1N2	¥481,950 (税抜)¥459,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

21 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNN1N1	¥1,257,900 (税抜)¥1,198,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20CH-3ANN1N1	¥1,215,900 (税抜)¥1,158,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20CH-39NN1N1	¥1,137,150 (税抜)¥1,083,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQQT20CH-37NN1N1	¥1,121,400 (税抜)¥1,068,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQQT20CH-36NN1N1	¥996,450 (税抜)¥949,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917


22 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3BNN1N1	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20CH-3ANN1N1	¥701,400 (税抜)¥668,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20CH-39NN1N1	¥622,650 (税抜)¥593,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQPT20CH-37NN1N1	¥606,900 (税抜)¥578,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQPT20CH-36NN1N1	¥481,950 (税抜)¥459,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハード ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 5 構成上の注意事項」「7. 1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

23 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-3BNN1N2	¥1,257,900 (税抜)¥1,198,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-3ANN1N2	¥1,215,900 (税抜)¥1,158,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-39NN1N2	¥1,137,150 (税抜)¥1,083,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-37NN1N2	¥1,121,400 (税抜)¥1,068,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-36NN1N2	¥996,450 (税抜)¥949,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

24 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-3BNN1N2	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-3ANN1N2	¥701,400 (税抜)¥668,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-39NN1N2	¥622,650 (税抜)¥593,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-37NN1N2	¥606,900 (税抜)¥578,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-36NN1N2	¥481,950 (税抜)¥459,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 行政構成上の注意事項」7.1 OS 情報」Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

25 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-3BNN1N1	¥1,257,900 (税抜)¥1,198,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-3ANN1N1	¥1,215,900 (税抜)¥1,158,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-39NN1N1	¥1,137,150 (税抜)¥1,083,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-37NN1N1	¥1,121,400 (税抜)¥1,068,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-36NN1N1	¥996,450 (税抜)¥949,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

26 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-3BNN1N1	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-3ANN1N1	¥701,400 (税抜)¥668,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-39NN1N1	¥622,650 (税抜)¥593,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-37NN1N1	¥606,900 (税抜)¥578,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-36NN1N1	¥481,950 (税抜)¥459,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

27 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[OSなしモデル]


モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CH-3BNN1N0	¥722,400 (税抜)¥688,000	¥4,418 (税抜)¥4,208	¥3,316 (税抜)¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-3ANN1N0	¥680,400 (税抜)¥648,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-39NN1N0	¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,614 (税抜)¥3,442	¥2,712 (税抜)¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-37NN1N0	¥585,900 (税抜)¥558,000	¥3,509 (税抜)¥3,342	¥2,633 (税抜)¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-36NN1N0	¥460,950 (税抜)¥439,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型70ピンディスプレイ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

28 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNN1N2	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20DH-3ANN1N2	¥1,195,950 (税抜)¥1,139,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20DH-39NN1N2	¥1,117,200 (税抜)¥1,064,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQQT20DH-37NN1N2	¥1,101,450 (税抜)¥1,049,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQQT20DH-36NN1N2	¥988,050 (税抜)¥941,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

29 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNN1N2	¥723,450 (税抜)¥689,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20DH-3ANN1N2	¥681,450 (税抜)¥649,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20DH-39NN1N2	¥602,700 (税抜)¥574,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQPT20DH-37NN1N2	¥586,950 (税抜)¥559,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQPT20DH-36NN1N2	¥473,550 (税抜)¥451,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

30 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNN1N1	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20DH-3ANN1N1	¥1,195,950 (税抜)¥1,139,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQQT20DH-39NN1N1	¥1,117,200 (税抜)¥1,064,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQQT20DH-37NN1N1	¥1,101,450 (税抜)¥1,049,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQQT20DH-36NN1N1	¥988,050 (税抜)¥941,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875


31 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNN1N1	¥723,450 (税抜)¥689,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20DH-3ANN1N1	¥681,450 (税抜)¥649,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) x1CPU					GQPT20DH-39NN1N1	¥602,700 (税抜)¥574,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) x1CPU					GQPT20DH-37NN1N1	¥586,950 (税抜)¥559,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) x1CPU					GQPT20DH-36NN1N1	¥473,550 (税抜)¥451,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピー ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

32 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-3BNN1N2	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-3ANN1N2	¥1,195,950 (税抜)¥1,139,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-39NN1N2	¥1,117,200 (税抜)¥1,064,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-37NN1N2	¥1,101,450 (税抜)¥1,049,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-36NN1N2	¥988,050 (税抜)¥941,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875


33 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-3BNN1N2	¥723,450 (税抜)¥689,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-3ANN1N2	¥681,450 (税抜)¥649,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-39NN1N2	¥602,700 (税抜)¥574,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-37NN1N2	¥586,950 (税抜)¥559,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-36NN1N2	¥473,550 (税抜)¥451,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

34 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-3BNN1N1	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-3ANN1N1	¥1,195,950 (税抜)¥1,139,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-39NN1N1	¥1,117,200 (税抜)¥1,064,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-37NN1N1	¥1,101,450 (税抜)¥1,049,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-36NN1N1	¥988,050 (税抜)¥941,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

35 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-3BNN1N1	¥723,450 (税抜)¥689,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-3ANN1N1	¥681,450 (税抜)¥649,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-39NN1N1	¥602,700 (税抜)¥574,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-37NN1N1	¥586,950 (税抜)¥559,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-36NN1N1	¥473,550 (税抜)¥451,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875


36 HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (\*7)  
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DH-3BNN1N0	¥702,450 (税抜)¥669,000	¥4,287 (税抜)¥4,083	¥3,220 (税抜)¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-3ANN1N0	¥660,450 (税抜)¥629,000	¥4,008 (税抜)¥3,817	¥3,010 (税抜)¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-39NN1N0	¥581,700 (税抜)¥554,000	¥3,483 (税抜)¥3,317	¥2,617 (税抜)¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-37NN1N0	¥565,950 (税抜)¥539,000	¥3,378 (税抜)¥3,217	¥2,538 (税抜)¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-36NN1N0	¥452,550 (税抜)¥431,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型70ピンディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。  
 \*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CH  
TS20 DH

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

9 9

- 選択
- プロセッサ  
〔Xeon E5205 (1.86GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕  
(GQ-ECDDP1P8CEX) [カスタム] ¥67,200(税込)  
(GQ-ECDDP1P8C) ¥67,200(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。
  - プロセッサ  
〔Xeon X5260 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕  
(GQ-ECDDP3P3CEX) [カスタム] ¥189,000(税込)  
(GQ-ECDDP3P3C) ¥189,000(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。
  - プロセッサ  
〔Xeon E5405 (2GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕  
(GQ-ECDDP2P0CEX) [カスタム] ¥136,500(税込)  
(GQ-ECDDP2P0C) ¥136,500(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。
  - プロセッサ  
〔Xeon E5430 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕  
(GQ-ECDDP2P6CEX) [カスタム] ¥181,650(税込)  
(GQ-ECDDP2P6C) ¥181,650(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。
  - プロセッサ  
〔Xeon E5450 (3GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕  
(GQ-ECDDP3P0CEX) [カスタム] ¥273,000(税込)  
(GQ-ECDDP3P0C) ¥273,000(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ディスプレイインタフェース
- キーボードインタフェース
- マウスインタフェース
- シリアルインタフェース (COM1)
- シリアルインタフェース (COM2)
- パラレルインタフェース
- SCS インタフェース
- ネットワークインタフェース
- プロセッサスロット
- メモリスロット
- 拡張スロット
- 電源スロット
- IDE インタフェース
- FDD インタフェース
- USB インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可  
: 選択接続〔搭載〕のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

10 10

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

- 選択
- メモリーボード  
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ701G2MEX) [カスタム] ¥42,000(税込)  
(GQ-MJ701G2M) ¥42,000(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。
  - メモリーボード  
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ702G2MEX) [カスタム] ¥84,000(税込)  
(GQ-MJ702G2M) ¥84,000(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。
  - メモリーボード  
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ704G2MEX) [カスタム] ¥155,400(税込)  
(GQ-MJ704G2M) ¥155,400(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。
  - メモリーボード  
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] ¥892,500(税込)  
(GQ-MJ708G2M) ¥892,500(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット3, 5には実装できません。
- ・スロット1, 4は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 5も同様)


メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
メモリーボード 2枚時		-	-		-	-
メモリーボード 4枚時		-	-		-	-

: 搭載順序

【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。  
(メモリースロット1,4に実装の容量) (メモリースロット2,5に実装の容量)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。  
 搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH  
TS20 DH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH  
TS20 DH

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP 対応 5.5 エルハス (100BASE-TX) ([2.4 スwitching HUB] 参照) → 2.4 スwitching HUB へ

SVPボードセット (G0-SCM79004TONEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)  
(G0-SCM79004TON) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP 対応 5.5 エルハス (100BASE-TX) ([2.4 スwitching HUB] 参照) → 2.4 スwitching HUB へ

外部筐体電源連動機能 MANAGEMENT インターフェース (Max5 台まで接続可) → リモートコントロール機能 USB インターフェース

SVPボードセット (G0-SCM79104TONEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥176,400(税込)  
(G0-SCM79104TON) ¥176,400(税込)

・本セット形名にて購入願います。

メンテナンスケーブル (2.0m) (GH-LY7151) ¥8,400(税込) → リモートコントロール機能 USB インターフェースへ

・リモートコントロール機能 USB インターフェースへの接続時は、リモートコントロール機能 USB インターフェースにメンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインターフェース → UTP 対応 5.5 エルハス (100BASE-TX) ([2.4 スwitching HUB] 参照) → 2.4 スwitching HUB へ

外部筐体電源連動機能 MANAGEMENT インターフェース (Max5 台まで接続可) → リモートコントロール機能 USB インターフェース

SVPボードセット (G0-SCM7951100NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)  
(G0-SCM7951100N) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

メンテナンスケーブル (2.0m) (GH-LY7151) ¥8,400(税込) → リモートコントロール機能 USB インターフェースへ


USBケーブル → オンボード USB インターフェースへ

・SVPボードセットに標準添付されます。

・リモートコントロール機能 USB インターフェースへの接続時は、リモートコントロール機能 USB インターフェースにメンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express	64bit/133MHz	PCI Express		32bit/33MHz	
				4レーン	3.3Vキ	4レーン	8レーン	5Vキ	
				1		2		3	
ディスクアレイコントローラボード	お名前なし	-	1	x	x	x	x	x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX	[6]	1 (択一)	x		x	x	x	x
	GQ-SCS7411A00N								
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX	[2]	1 (択一)		x		x	x	x
	GQ-SCS7401A00N								
SCSIボード	GQ-CS7411EX	[6]	1	x		x	x	x	x
	GQ-CS7411								
SCSIボード	GQ-CS7401EX	[2]	2		x		x	x	x
	GQ-CS7401								
LANボード(1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX	[7]	1	x		x	x	x	x
	GQ-CN7542								
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX	[8]	1	x		x	x	x	x
	GQ-CN6552								
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX	[5]	2		x		x	x	x
	GQ-CN7572								
SASボード	GQ-CE7101EX	[1]	1		x	x	x	x	x
	GQ-CE7101								
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX	[3]	2		x		x	x	x
	GQ-CC7421								
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX	[4]	2		x		x	x	x
	GQ-CC7402								
SVPボードセット	GQ-SCM79004TONEX	[9]	1 (択一)	x	x	x	x	x	x
	GQ-SCM79004TON								
SVPボードセット	GQ-SCM79104TONEX	[9]	1 (択一)	x	x	x	x	x	x
	GQ-SCM79104TON								
SVPボードセット	GQ-SCM7951W00NEX	[9]	1 (択一)	x	x	x	x	x	x
	GQ-SCM7951W00N								

- (凡例) : 標準搭載  
 : 搭載可 (搭載優先順位)  
 x : 搭載不可

\*1:汎用装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要ですが。  
 \*2:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。


<HA8000/TS20 [静音モデル] DH RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express	64bit/133MHz	PCI Express		32bit/33MHz	
				4レーン	3.3Vキ	4レーン	8レーン	5Vキ	
				1		2		3	
ディスクアレイコントローラボード	お名前なし	-	1	x	x	x	x	x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX	[6]	1 (択一)	x		x	x	x	x
	GQ-SCS7411A00N								
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX	[2]	1 (択一)		x		x	x	x
	GQ-SCS7401A00N								
SCSIボード	GQ-CS7411EX	[6]	1	x		x	x	x	x
	GQ-CS7411								
SCSIボード	GQ-CS7401EX	[2]	2		x		x	x	x
	GQ-CS7401								
LANボード(1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX	[7]	1	x		x	x	x	x
	GQ-CN7542								
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX	[8]	1	x		x	x	x	x
	GQ-CN6552								
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX	[5]	2		x		x	x	x
	GQ-CN7572								
SASボード	GQ-CE7101EX	[1]	1		x	x	x	x	x
	GQ-CE7101								
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX	[3]	2		x		x	x	x
	GQ-CC7421								
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX	[4]	2		x		x	x	x
	GQ-CC7402								
SVPボードセット	GQ-SCM79004TONEX	[9]	1 (択一)	x	x	x	x	x	x
	GQ-SCM79004TON								
SVPボードセット	GQ-SCM79104TONEX	[9]	1 (択一)	x	x	x	x	x	x
	GQ-SCM79104TON								
SVPボードセット	GQ-SCM7951W00NEX	[9]	1 (択一)	x	x	x	x	x	x
	GQ-SCM7951W00N								

- (凡例) : 標準搭載  
 : 搭載可 (搭載優先順位)  
 x : 搭載不可

\*1:汎用装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要ですが。  
 \*2:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス


搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [ 7 . システム構成上の注意事項 ] をご参照下さい。

- ・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵 DAT ( DAT 7 2 ) [ おまかせ安心モデル ( 3 年 ) 用 ]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵 DAT [ DAT72 (非/圧縮:36/72GB) ] ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VSAEX) [加税]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VSAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VSDAEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VSDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VSDAEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VSDAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW6AEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW5AEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW5AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW4AEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW4AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW3AEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW2AEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW1AEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VWFAEX) [加税]	¥491,400 (税込)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VWFAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VWDAEX) [加税]	¥414,750 (税込)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VWDAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW0AEX) [加税]	¥348,600 (税込)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VW0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VTAEX) [加税]	後報	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VTAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W20 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VPAEX) [加税]	¥543,900 (税込)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VPAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VPRAX) [加税]	¥441,000 (税込)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VPRAX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「バンドル」)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VPOAX) [加税]	¥338,100 (税込)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732VPOAX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732V00AEX) [加税]	¥231,000 (税込)	内蔵 DAT セット (GO-SUD7732V00AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未納となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 DAT ( DAT 7 2 ) 用 DDS カートリッジ Maxell: HS-4/170S	GO-SAY7DAT1210 ¥31,500 (税込)	GO-SAY7DAT1230 ¥94,500 (税込)	GO-SAY7DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 DAT ( DAT 7 2 ) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GO-AY7DATCL1 ¥8,190 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH  
TS20 DH

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT ( DAT72 ) [ 標準モデル用 ]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [ DAT72(非/圧縮:36/72GB) ] ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [ DAT72(非/圧縮:36/72GB) ]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W9FNEX) [加税] 後報	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SFNEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W9FNEX) [加税] 後報	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SDNEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W9FNEX) [加税] 後報	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SONEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR3NEX) [加税] 後報	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R3NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税] 後報	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R2NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税] 後報	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R1NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税] ¥412,650(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RFNEX) [加税] ¥381,150(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税] ¥336,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RDNEX) [加税] ¥304,500(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTANEX) [加税] 後報	内蔵DATセット (GQ-SUD77320TANEX) [加税] 後報
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10/ RT-1V25-K5WE20相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税] ¥465,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PANEX) [加税] ¥433,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPRNEX) [加税] ¥362,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PRNEX) [加税] ¥330,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110相当をバンドル)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPONEX) [加税] ¥259,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PONEX) [加税] ¥227,850(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税] ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [加税] ¥120,750(税込)


・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未サポートとなります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT ( DAT72 ) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT ( DAT72 ) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH  
TS20 DH

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)  
(ﾌﾙｲﾃﾞﾞﾙｲ取付け用)  
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)  
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 D A T チェンジャー ( D A T 7 2 ) [ おまかせ安心モデル ( 3 年 ) 用 ] [ タワータイプのみ選択可 ]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T チェンジャー	内蔵 D A T チェンジャー
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャー [ DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6 連装 ] ・拡張ストレープを 2ﾊﾞｲ使用します。 ・ｽﾀｲﾌﾟ(DDSﾃｰｶｰﾄﾞﾄｯﾌﾟ [HS-4/170S])x80巻 (20巻/年+20巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ﾌﾗｲﾃﾞﾞﾙ] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] 後報	/	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ﾌﾗｲﾃﾞﾞﾙ] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] 後報		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ﾌﾗｲﾃﾞﾞﾙ] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] 後報	/	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ﾌﾗｲﾃﾞﾞﾙ] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] 後報		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ﾌﾗｲﾃﾞﾞﾙ] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] 後報	/	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ﾌﾗｲﾃﾞﾞﾙ] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] 後報		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] ¥814,800(税込)	/	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] ¥738,150(税込)		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ﾌﾗｲﾃﾞﾞﾙ] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] ¥672,500(税込)	/	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRAEX) [加税] ¥577,500(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VTAEX) [加税] 後報	/	
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [加税] ¥867,300(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [加税] ¥764,400(税込)	/	
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [加税] ¥661,500(税込)		
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746V0AEX) [加税] ¥537,600(税込)	/	
	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746V0AEX) [加税] ¥443,100(税込)		


・内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未サポートとなります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 D A T チェンジャー ( D A T 7 2 ) 用	DDSｶｰﾄﾞﾄｯﾌﾟ ﾀｰﾌﾟ Maxell:HS-4/170S GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 D A T チェンジャー ( D A T 7 2 ) 用	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ﾀｰﾌﾟ Maxell:HS-4/CL GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH  
TS20 DH

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)  
〔フルハイデル仅取付け用〕  
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)  
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 D A T チェンジャー ( D A T 7 2 ) [ 標準モデル用 ] [ タワータイプのみ選択可 ]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T チェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張ストレープを2ベイ使用します。 ・対応(DDSデータカートリッジ [HS-4/170S])x20巻付き	内蔵 D A T チェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張ストレープを2ベイ使用します。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [加税]	後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460SFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSDNEX) [加税]	後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460SDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSONEX) [加税]	後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460SONEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [加税]	後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460R3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [加税]	後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460R2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [加税]	後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460R1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [加税]	¥657,300(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460RFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRDNEX) [加税]	¥580,650(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460RDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRONEX) [加税]	¥514,500(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460RONEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WTFNEX) [加税]	後報	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460TFNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [加税]	¥709,800(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460PANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPRNEX) [加税]	¥606,900(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460PRNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPONEX) [加税]	¥504,000(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD77460PONEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746W00NEX) [加税]	¥380,100(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746000NEX) [加税]
		¥380,100(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746000N) [加税]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応ソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未セットとなります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 D A T チェンジャー ( D A T 7 2 ) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)
		GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)	

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 D A T チェンジャー ( D A T 7 2 ) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH  
TS20 DH

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 AIT (AIT-2) [おまかせ安心モデル(3年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス			
バックアップソフトウェア	内蔵 AIT [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)] ・ 対応 AIT-2 対応 SDX2-50C)x10 巻付き	内蔵 AIT [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)]	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 AIT セット (GQ-SUS7510W00NEX) [カスタム] ¥207,900(税込) (GQ-SUS7510W00N) ¥207,900(税込)	内蔵 AIT セット (GQ-SUS7510000NEX) [カスタム] ¥155,400(税込) (GQ-SUS7510000N) ¥155,400(税込)	

・ 内蔵 AIT の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 AIT (AIT-2) 用	AIT カートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵 AIT (AIT-2) 用	AIT クリーニング カートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< HA8000 / TS20 [静音モデル] CH RAID(SAS)モデル > [タワータイプ]

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005D	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)(*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵AITセット(AIT-2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×

- (凡例) : 標準搭載  
 : 搭載可(搭載優先順位)  
 × : 搭載不可

\*1:一つのディスクレギュラは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレギュラ単位でのHDD容量混載は可(但し、別ドライブ設定に注意が必要です。))  
 \*2:既設ドライブ装置への増設はできません。  
 \*4:別途SCSIカードセットが必要です。  
 \*6:別途ドライブ(2ヶイ用)[GQ-AU7900]が必要です。  
 \*10:Windows Server 2008 環境時は、未稼働です。  
 \*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未稼働です。

< HA8000 / TS20 [静音モデル] CH RAID(SAS)モデル > [ラックタイプ]

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005D	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT-2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×

- (凡例) : 標準搭載  
 : 搭載可(搭載優先順位)  
 × : 搭載不可

\*1:一つのディスクレギュラは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレギュラ単位でのHDD容量混載は可(但し、別ドライブ設定に注意が必要です。))  
 \*2:既設ドライブ装置への増設はできません。  
 \*4:別途SCSIカードセットが必要です。  
 \*10:Windows Server 2008 環境時は、未稼働です。  
 \*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未稼働です。

< HA8000 / TS20 [静音モデル] DH RAID(シリアルATA)モデル > [タワータイプ]

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型)(*7)	GQ-UH710001A	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)(*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵AITセット(AIT-2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×

- (凡例) : 標準搭載  
 : 搭載可(搭載優先順位)  
 × : 搭載不可

\*1:一つのディスクレギュラは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレギュラ単位でのHDD容量混載は可(但し、別ドライブ設定に注意が必要です。))  
 \*2:既設ドライブ装置への増設はできません。  
 \*4:別途SCSIカードセットが必要です。  
 \*6:別途ドライブ(2ヶイ用)[GQ-AU7900]が必要です。  
 \*7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。  
 \*10:Windows Server 2008 環境時は、未稼働です。  
 \*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未稼働です。

< HA8000 / TS20 [静音モデル] DH RAID(シリアルATA)モデル > [ラックタイプ]


品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型)(*7)	GQ-UH710001A	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT-2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×

- (凡例) : 標準搭載  
 : 搭載可(搭載優先順位)  
 × : 搭載不可

\*1:一つのディスクレギュラは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレギュラ単位でのHDD容量混載は可(但し、別ドライブ設定に注意が必要です。))  
 \*2:既設ドライブ装置への増設はできません。  
 \*4:別途SCSIカードセットが必要です。  
 \*7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。  
 \*10:Windows Server 2008 環境時は、未稼働です。  
 \*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未稼働です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX] /  
TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAGEX]>

防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。

質量	175g(フロントドア、ドアストッパー-除く)
外形寸法	フロントドア内側に設置

- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。



※フィルタは、フロントドアのガイドに切り欠きを差し込み、5箇所ワッシャーで固定しています。フィルタをはがすときは、ガイドおよびワッシャーから引き抜くようにしてはがします。

防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

防塵オプションの販売方法


- ・防塵オプションは、個別見積りもりの個別対応となります。



[TS20 タワータイプ]



[TS20 ラックタイプ]



その他


<ラックキャビネットへ搭載の場合>

ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。  
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)

既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7685)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。

ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。

- ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
- ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
  - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
  - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
- ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。  
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>  
デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。