

日立アドバンストサーバ HA8000シリーズ
Lモデル (2011 年 05 月～モデル)
(SS10xL, TS10xL, TS20xL, RS110xL, RS210xL, RS220xL, RS440xL モデル版)
システム構成図

(2013年2月22日現在)

サーバのスペックを選択いただくだけで、
構成と希望小売価格を手軽に
表示できます。

HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

HA8000series

HITACHI

「日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

＜他社所有商標に関する表示＞

- ・インテル、Intel、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
 - ・ENERGY STARとENERGY STARマークは、米国の登録商標です。
 - ・Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標または商標です。
 - ・VMware、VMware vSphere、ESX、ESXiは、VMware, Inc. の米国および、各国での登録商標または商標です。
 - ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
 - ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
 - ・80PLUSは、米国Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。
- 商標について <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

＜断り書き＞

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G620をPentium G620に、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G850をPentium G850に、
Intel (R) Core (TM) i3-2120をCore i3-2120に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1220をXeon E3-1220に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1270をXeon E3-1270に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1280をXeon E3-1280に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5603をXeon E5603に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5649をXeon E5649に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5675をXeon X5675に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5690をXeon X5690に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4807をXeon E7-4807に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4850をXeon E7-4850に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4870をXeon E7-4870に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料に掲載の販売中の製品は、RoHS指令のrecast(2011/65/EU) [改正RoHS指令]で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。尚、完売となりました一部の内蔵型デバイスにおいては、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応していません。2013. 01. 01. 以降改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応の内蔵型デバイスを搭載したシステム装置は、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

- ・本資料で使用の単位は、

K : $1,024$	
k : 10^3	
M : 10^6	
G : 10^9	
T : 10^{12}	で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタで
ご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えする
コールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 2 HA8000/TS10

(1) HA8000/TS10 AL, BL, CL, DL (2011年05月～モデル)



HA8000/TS10 AL
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BL, CL, DL
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 AL
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BL, CL, DL
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 AL, BL, CL, DL (2011年05月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 AL	TS10 BL	TS10 CL	TS10 DL
			RAID(2.5 型 SAS2.0) モデル	RAID(3.5 型シリアル ATA II) モデル	RAID1(3.5 型シリアル ATA II) モデル	ディスク(3.5 型シリアル ATA II) モデル
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4 U])			
CPU (周波数)			Intel®Pentium® プロセッサ-G850(2.90GHz), Intel®Core™i3-2120 プロセッサ-(3.30GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220(3.30GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1270(3.40GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1280(3.50GHz)			
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大1(Intel®Pentium® プロセッサ-G850:2, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ:2, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280:4)			
キャッシュメモリー			Intel®Pentium® プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280:データ4x32KB+命令4x32KB			
			Intel®Pentium® プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ:2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280:4x256KB			
			Intel®Pentium® プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ:3MB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280:8MB			
チップセット			Intel 社製 C204			
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (5GT/s)			
メインメモリー			最小:1GB/最大:16GB			
容量			4			
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)			
サポートメモリー容量			DDR3 1333 Unbuffered DIMM(ECC 付き)			
仕様			Emulex Pilot3[オンボード]/32MB			
表示機能			Emulex Pilot3[オンボード]/32MB			
アクセラレータ / VRAM			640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)			
表示解像度 (表示色) *2						
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量			
			RAID 0			
			RAID 5			
			ディスク			
サポート HDD 容量			146GB, 300GB, 450GB, 600GB(2.5 型) / SSD:64GB(2.5 型)			
インタフェース			HDD:SAS2.0(6Gbps), SSD:シリアル ATA II/300			
回転数			10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min(146GB)			
ホットプラグ/ホットスワップ			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応			
RAID コントローラ			コントローラ			
			LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCIボード/PCI Express<x8>]			
インタフェース			SAS2.0(6Gbps), シリアル ATA II/300			
チャネル数			8チャネル(HDD1 台/チャネル)			
キャッシュ容量			512MB(SDRAM/ECC)			
サポート RAID レベル			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD			
ハードディスク コントローラ			コントローラ			
インタフェース			インタフェース			
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(シリアル ATA)x1ドライブ (標準)			
拡張ベイ			2.5 型 (HDD 専用)			
			3.5 型 (HDD 専用)			
			5 型 (リムーバブルディスク 専用)			
			5 型 (DVD-ROM 専用)			
PCIスロット			PCI Express 2.0<x16>x1, PCI Express 2.0<x4>x2[TS10AL, BL モデルは RAID ボード で1スロット占有], 32bit/33MHz(5Vキ) x1[拡張ボード 搭載非サポート]			
標準インターフェイス			ディスプレイ:ミニD-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6 [フロントx2, リアx4 (9+4ピン:2ポート(オンボード/外部)にて占有)/ラックタイプ:(1ポート(コネクタ切替ユニット)又は「ディスプレイ/キーボード」ユニットにて占有)] *6			
LAN			Broadcom 社製 BCM5718x1[オンボード/PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1[オンボード 管理モジュール専用]			
コントローラ			1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 1000BASE-Tx1(RJ-45)[オンボード 管理モジュール専用]			
インタフェース			Wake On LAN 機能			
外形寸法			タワータイプ:176(W)x447(D)x398(H)mm[フロント7ア非装着/突起物含む], 176(W)x472(D)x398(H)mm[フロント7ア装着/突起物含む] ラックタイプ:480(W)x727(D)x176(H)mm[取付金具含む], 396(W)x440(D)x176(H)mm[取付金具含まず]			
質量 [標準値] (〇内は最大質量値)			タワータイプ:約13.4kg(16.8kg) ラックタイプ:約13.9kg(18.1kg) ラックタイプ:約13.9kg(17.7kg) ラックタイプ:約13.5kg(17.7kg)			
電源			電圧			
			電源コードプラグ形状(本数)			
			冗長化電源			
冗長FAN			冗長化電源			
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			139W/247W 127W/222W 132W/212W 132W/212W			
最大消費電流			2.8A 2.5A 2.4A 2.4A			
省エネ法(2011 年度)に基づく表示			I I I I			
エネルギー消費効率 *9			Intel®Pentium® プロセッサ-G850:0.60, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ:0.70, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220:0.42, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1270:0.38, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1280:0.36			
VCCI基準 *10 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 33dB 以下 *11			
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付)(SP2) *12			
サポートOS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815w_ha8000.pdf			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows/Linux 版)[サーバ 管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux 版)[サーバ 管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager[サーバ 管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セットアップ ツール], MegaRAID Storage Manager[TS10AL, BL, CL モデル用ディスク管理ツール], ハードウェア保守エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品 *13			電源ケーブル(2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109 キー, USB), マウス(光学式キールマウス, USB)			

- *1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
*2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
*4: RAID容量が2.1TB(2199GB)を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit:論理ユニット)分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準LU設定は、1つのRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時:LU容量=RAID容量, RAID容量2.1TB超過時:LU容量=2.1TB(2199GB)[容量は機種により数MB異なります。]/残り未設定)
*5: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
*6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
*7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。
*8: 通常使用時の目安の値です。
*9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。
*10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
*11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいに感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所にご注意して導入してください。
*12: Windows Server 2008 R2 日本語版(Windows Server 2008 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
*13: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。

● 前面

<TS10AL, BL, CL, DL モデル ワークタイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : HDD アクセスランプ [TS10AL モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

D : HDD ステータスランプ [TS10BL モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ (2.5 型)

[TS10AL モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

[TS10BL, CL, DL モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : HDD カバー [TS10CL, DL モデルのみ]

ハードディスクキャニスタを固定します。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)


ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<TS10AL, BL, CL, DL モデル ラックタイプ>



● 背面




A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)

C : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。
上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。




D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : USB コネクタ (U1A)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたは USB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

F : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。
TS10AL, BL モデルは、拡張スロット (PCI) 1 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ Serial ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-CANNKT2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNKT2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNKT2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNKT2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CANNKTH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNKTH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNKTH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNKTH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNNKTH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CANNKTO	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CBNNKTO	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CCNNKTO	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CDNNKTO	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CENNNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、キー、マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10BL [RAID (3.5型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATAⅡ I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-CANNKT2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNKT2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNKT2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNKT2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CANNKTH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNKTH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNKTH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNKTH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNNKTH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CANNKTO	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CBNNKTO	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CCNNKTO	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CDNNKTO	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CENNNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (光学式/有線/USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-CANNDT2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CBNNDT2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CCNNDT2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CDNNDT2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CENNDT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CANNDTH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CBNNDTH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CCNNDTH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CDNNDTH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CENNDTH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-CANNDT0	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-CBNNDT0	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-CCNNDT0	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-CDNNDT0	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-CENNDT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 鍵、USB)、マウス (光学式、ケーブル、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*12：標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-CANNDT2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CBNNDT2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CCNNDT2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CDNNDT2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CENNDT2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-CANNDT2	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-CBNNDT2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-CCNNDT2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-CDNNDT2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-CENNDT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CANNDTH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CBNNDTH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CCNNDTH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CDNNDTH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CENNDTH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-CANNDT0	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-CBNNDT0	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-CCNNDT0	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-CDNNDT0	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-CENNDT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式有線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) R A I D 追加機能特[®]ト用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能特 [®] ト用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-CANNFT2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNFT2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNFT2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNFT2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CANNFTH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNFTH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNFTH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNFTH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNFTH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CANNFT0	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CBNNFT0	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CCNNFT0	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CDNNFT0	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CENNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、有線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10：RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアルATAⅡ I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-CANNFT2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNFT2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNFT2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNFT2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CANNFTH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNFTH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNFTH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNFTH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNFTH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CANNFT0	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CBNNFT0	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CCNNFT0	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CDNNFT0	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CENNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦HA8000/TS10AL [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-CANNKR2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNKR2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNKR2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNKR2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CANNKRH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNKRH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNKRH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNKRH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNNKRH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CANNKRO	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CBNNKRO	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CCNNKRO	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CDNNKRO	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CENNNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3.5 型 / 7 2 0 0 R P M)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SATA II I/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-CANNKR2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNKR2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNKR2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNKR2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CANNKRH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNKRH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNKRH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNKRH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNNKRH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CANNKRO	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CBNNKRO	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CCNNKRO	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CDNNKRO	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CENNNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-CANND R2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CBNND R2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CCNND R2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CDNND R2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CENND R2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CANND RH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CBNND RH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-CCNND RH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CDNND RH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-CENND RH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-CANND R0	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-CBNND R0	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-CCNND R0	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-CDNND R0	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-CENND R0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*12: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-CANNDR2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CBNNDR2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CCNNDNR2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CDNNDNR2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CENNDNR2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-CANNDR2	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-CBNNDR2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-CCNNDNR2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-CDNNDNR2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-CENNDNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CANNDRH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CBNNDRH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-CCNNDRH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CDNNDRH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-CENNDRH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-CANNDR0	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-CBNNDRO	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-CCNNDRO	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-CDNNDRO	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-CENNDRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-CANNFR2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNFR2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNFR2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNFR2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CANNFRH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CBNNFRH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-CCNNFRH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CDNNFRH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-CENNFRH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CANNFRO	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CBNNFRO	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-CCNNFRO	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CDNNFRO	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-CENNFRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 シリアル ATA II) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-CANNFR2	完売しました。
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNFR2	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNFR2	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNFR2	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CANNFRH	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CBNNFRH	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-CCNNFRH	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CDNNFRH	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-CENNFRH	
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CANNFRO	
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CBNNFRO	
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-CCNNFRO	
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CDNNFRO	
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-CENNFRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インストールモデ ^ル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-BANNKT2	完 ^売 しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNKT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNKT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNKT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビス付き]モデ ^ル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BANNKTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNKTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNKTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNKTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNNKTH									
OS なしモデ ^ル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BANNKTO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BBNNKTO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BCNNKTO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BDNNKTO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BENNNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式キーマウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20：おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10BL [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-BANNKT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNKT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNKT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNKT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BANNKTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNKTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNKTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNKTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNNKTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BANNKTO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BBNNKTO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BCNNKTO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BDNNKTO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BENNNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (光学式/有線/無線, USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5 型リアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (4 年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリコン ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-BANNDT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BBNNDT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BCNNDT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BDNNDT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BENNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BANNDTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BBNNDTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BCNNDTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BDNNDTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BENNDTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-BANNDT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-BBNNDT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-BCNNDT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-BDNNDT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-BENNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/無線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*12：標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20：おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3. 5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-BANNDT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BBNNDT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BCNNDT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BDNNDT2									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BENNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-BANNDT2									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-BBNNDT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-BCNNDT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-BDNNDT2									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-BENNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BANNDTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BBNNDTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BCNNDTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BDNNDTH									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BENNDTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-BANNDT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-BBNNDT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-BCNNDT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-BDNNDT0									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-BENNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(光学式有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*20：おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-BANNFT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNFT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNFT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNFT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BANNFTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNFTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNFTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNFTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNNFTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BANNFT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BBNNFT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BCNNFT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BDNNFT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BENNNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-BANNFT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNFT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNFT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNFT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BANNFTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNFTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNFTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNFTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNFTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BANNFT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BBNNFT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BCNNFT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BDNNFT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BENNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (光学式/有線/無線, USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦HA8000/TS10AL [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-BANNKR2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNKR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNKR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNKR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BANNKRH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNKRH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNKRH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNKRH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNNKRH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BANNKRO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BBNNKRO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BCNNKRO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BDNNKRO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BENNNKRO									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx2									
		標準添付品				JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧HA8000/TS10BL [RAID (3.5型リアルATAII)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-BANNKR2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNKR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNKR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNKR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BANNKRH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNKRH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNKRH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNKRH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNNKRH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BANNKRO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BBNNKRO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BCNNKRO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BDNNKRO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BENNNKRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor /AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-BANNDR2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BBNNDR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BCNNDR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BDNNDR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BENNDRO									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BANNDRH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BBNNDRH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-BCNNDRH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BDNNDRH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-BENNDRO									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-BANNDRO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-BBNNDR0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-BCNNDR0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-BDNNDR0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-BENNDRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor /AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*12: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-BANNDR2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BBNNDR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BCNNDR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BDNNDR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BENNDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-BANNDR2									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-BBNNDR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-BCNNDR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-BDNNDR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-BENNDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BANNDRH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BBNNDRH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-BCNNDRH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BDNNDRH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-BENNDRH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-BANNDRO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-BBNNDRO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-BCNNDRO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-BDNNDRO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-BENNDRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-BANNFR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNFR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNFR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNFR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BANNFRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BBNNFRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-BCNNFRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BDNNFRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-BENNFRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BANNFRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BBNNFRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-BCNNFRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BDNNFRO			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-BENNFR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 型 / シリアル ATA II) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-BANNFR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNFR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNFR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNFR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BANNFRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BBNNFRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-BCNNFRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BDNNFRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-BENNFRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BANNFRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BBNNFRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-BCNNFRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BDNNFRO			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-BENNFR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GGS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インストールモデ ^ル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-AANNKT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ABNNKT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ACNNKT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-ADNNKT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-AENNK2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデ ^ル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-AANNKTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ABNNKTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ACNNKTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-ADNNKTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-AENNKTH									
OS なしモデ ^ル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-AANNKTO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-ABNNKTO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-ACNNKTO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-ADNNKTO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-AENNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、有線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル (3年) の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10BL [RAID (3.5型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	保守料(月額) (*23)						
							希望小売価格	維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-AANNKT2	完売しました。						
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNKT2							
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNKT2							
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNKT2							
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNNKT2							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-AANNKTH							
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNKTH							
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNKTH							
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNKTH							
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNNKTH							
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-AANNKTO							
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ABNNKTO							
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ACNNKTO							
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-ADNNKTO							
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-AENNNKTO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/無線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5 型リアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (3 年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリコン ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-AANNDT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ABNNDT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ACNNDT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-ADNNDT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-AENNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-AANNDTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ABNNDTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ACNNDTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-ADNNDTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-AENNDTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-AANNDT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-ABNNDT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-ACNNDT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-ADNNDT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-AENNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (光学式/無線マウス, USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*12：標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*23：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3. 5 型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアルATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-AANNDT2	完売しました。							
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ABNNDT2								
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ACNNDT2								
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-ADNNDT2								
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-AENNDT2								
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-AANNDT2								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-ABNNDT2								
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-ACNNDT2								
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-ADNNDT2								
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-AENNDT2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-AANNDTH								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ABNNDTH								
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ACNNDTH								
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-ADNNDTH								
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-AENNDTH								
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-AANNDT0								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-ABNNDT0								
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-ACNNDT0								
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-ADNNDT0								
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-AENNDT0								
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2												
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(光学式有線マウス、USB)、 JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JPI/ServerConductor/BladeServerManager												

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*23：おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は「アガグレード」保守サービス (有償) にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7. 1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5000 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-AANNFT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ABNNFT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ACNNFT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-ADNNFT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-AENNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5000 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-AANNFTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ABNNFTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ACNNFTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-ADNNFTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-AENNFTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-AANNFT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-ABNNFT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-ACNNFT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-ADNNFT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-AENNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (光学式無線マウス, USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*23: おまかせ安心モデル(3 年)の4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) Serial ATA II 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-AANNFT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNFT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNFT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNFT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-AANNFTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNFTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNFTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNFTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNFTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-AANNFT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ABNNFT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ACNNFT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-ADNNFT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-AENNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は7ツググレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 S A S 2 . 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 2 3)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5 0 A L 付き) インストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3 . 5 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1 / F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-AANNKR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3 . 4 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQUT10AL-ABNNKR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3 . 1 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQUT10AL-ACNNKR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3 . 3 0 G H z / 2 x 2 5 6 K B / 3 M B)					GQUT10AL-ADNNKR2			
	Pentium G850 x1CPU (2 . 9 0 G H z / 2 x 2 5 6 K B / 3 M B)					GQUT10AL-AENNNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5 0 A L 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (* 6 0)	Xeon E3-1280 x1CPU (3 . 5 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQUT10AL-AANNKRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3 . 4 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQUT10AL-ABNNKRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3 . 1 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQUT10AL-ACNNKRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3 . 3 0 G H z / 2 x 2 5 6 K B / 3 M B)					GQUT10AL-ADNNKRH			
	Pentium G850 x1CPU (2 . 9 0 G H z / 2 x 2 5 6 K B / 3 M B)					GQUT10AL-AENNNKRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3 . 5 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQAT10AL-AANNKRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3 . 4 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQAT10AL-ABNNKRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3 . 1 0 G H z / 4 x 2 5 6 K B / 8 M B)					GQAT10AL-ACNNKRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3 . 3 0 G H z / 2 x 2 5 6 K B / 3 M B)					GQAT10AL-ADNNKRO			
	Pentium G850 x1CPU (2 . 9 0 G H z / 2 x 2 5 6 K B / 3 M B)					GQAT10AL-AENNNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*23 : おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AAL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアルATAⅡ I/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-AANNKR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNKR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNKR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNKR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-AANNKRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNKRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNKRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNKRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNNRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-AANNKRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ABNNKRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ACNNKRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-ADNNKRO			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-AENNNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *23 : おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-AANND R2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ABNND R2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ACNND R2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-ADNND R2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-AENND R2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-AANND RH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ABNND RH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-ACNND RH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-ADNND RH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-AENND RH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-AANND R0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-ABNND R0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-ACNND R0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-ADNND R0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-AENND R0									
標準搭載品		1000BASE-Tx2													
標準添付品		JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*12: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-AANNDR2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ABNNDR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ACNNDR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-ADNNDR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-AENNDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-AANNDR2									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-ABNNDR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-ACNNDR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-ADNNDR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-AENNDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-AANNDRH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ABNNDRH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-ACNNDRH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-ADNNDRH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-AENNDRH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-AANNDR0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-ABNNDRO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-ACNNDRO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-ADNNDRO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-AENNDR0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*23: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2. 0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-AANNFR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ABNNFR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ACNNFR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-ADNNFR2			
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-AENNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-AANNFRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ABNNFRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-ACNNFRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-ADNNFRH			
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-AENNFRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-AANNFRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-ABNNFRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-ACNNFRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-ADNNFRO			
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-AENNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *23: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降: 標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-AANNFR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNFR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNFR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNFR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-AANNFRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ABNNFRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-ACNNFRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-ADNNFRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-AENNFRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-AANNFRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ABNNFRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-ACNNFRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-ADNNFRO			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-AENNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *23: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッ ^ト 形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^ー ルモデ ^ル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-UANNKT2	完 ^売 しま ^し た [。]								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNKT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNKT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNKT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNK2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデ ^ル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UANNKTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNKTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNKTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNKTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNKTH									
OS なしモデ ^ル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UANNKTO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UBNNKTO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UCNNKTO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UDNNKTO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UENNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式有線・無線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード 保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、T7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10BL [RAID (3.5型シリアルATAⅡ)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-UANNKT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNKT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNKT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNKT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNK2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UANNKTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNKTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNKTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNKTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNKTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UANNKTO									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UBNNKTO									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UCNNKTO									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UDNNKTO									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UENNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

プロセッサ

メモリー

各種インタフェース

拡張ボード

内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-UANNDT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UBNNDT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UCNNDT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UDNNDT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UENNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UANNDTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UBNNDTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UCNNDTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UDNNDTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UENNDTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-UANNDT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-UBNNDT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-UCNNDT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-UDNNDT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-UENNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (光学式/無線マウス, USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*12: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3. 5 型シリアルATAⅡ)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアルATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-UANNDT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UBNNDT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UCNNDT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UDNNDT2									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UENNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-UANNDT2									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-UBNNDT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-UCNNDT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-UDNNDT2									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-UENNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UANNDTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UBNNDTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UCNNDTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UDNNDTH									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UENNDTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-UANNDT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-UBNNDT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-UCNNDT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-UDNNDT0									
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-UENNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(光学式有線マウス、USB)、 JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JPI/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*23：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-UANNFT2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNFT2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNFT2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNFT2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UANNFTH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNFTH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNFTH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNFTH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNFTTH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UANNFT0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UBNNFT0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UCNNFT0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UDNNFT0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UENNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/無線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能サポート用] 標準モデル/タワータイプ

モデル		プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)								
									維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) Serial ATA II 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-UANNFT2	完売しました。										
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNFT2											
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNFT2											
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNFT2											
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNFT2											
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UANNFTH											
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNFTH											
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNFTH											
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNFTH											
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNFTTH											
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UANNFT0											
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UBNNFT0											
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UCNNFT0											
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UDNNFT0											
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UENNFT0											
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx2											
		標準添付品				キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦HA8000/TS10AL [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [インストールモデル]	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-UANNKR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNKR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNKR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNKR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UANNKRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNKRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNKRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNKRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNNKRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UANNKRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UBNNKRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UCNNKRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UDNNKRO			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UENNNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 シリアル ATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-Bi (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-UANNKR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNKR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNKR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNKR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UANNKRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNKRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNKRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNKRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNNRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UANNKRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UBNNKRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UCNNKRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UDNNKRO			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UENNNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *23 : おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は「アップグレード保守サービス(有償)」にて対応)
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨HA8000/TS10CL [RAID1 (3.5型SATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*12)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CL-UANNDR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UBNDR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UCNDR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UDNDR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UENDR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UANNDRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UBNDRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10CL-UCNDRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UDNDRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10CL-UENDRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-UANNDR0			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-UBNDR0			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10CL-UCNDR0			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-UDNDR0			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10CL-UENDR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*12: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3.5 型)リアル ATA II] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DL-UANNDR2	完売しました。								
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UBNNDR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UCNNDR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UDNNDR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UENNDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-UANNDR2									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-UBNNDR2									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDT10DL-UCNNDR2									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-UDNNDR2									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQDT10DL-UENNDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UANNDRH									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UBNNDRH									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10DL-UCNNDRH									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UDNNDRH									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10DL-UENNDRH									
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-UANNDR0									
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-UBNNDR0									
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10DL-UCNNDR0									
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-UDNNDR0									
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10DL-UENNDR0									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx2									
		標準添付品				JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*23: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) RAID 追加機能キット用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2. 0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AL-UANNFR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNFR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNFR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNFR2			
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UANNFRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UBNNFRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10AL-UCNNFRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UDNNFRH			
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10AL-UENNFRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3. 50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UANNFRO			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UBNNFRO			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3. 10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10AL-UCNNFRO			
	Core i3-2120 x1CPU (3. 30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UDNNFRO			
	Pentium G850 x1CPU (2. 90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10AL-UENNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降: 標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [R A I D (3 . 5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能キット用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*23)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアルATAⅡ I/F RAID 追加 機能キット用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BL-UANNFR2	完売しました。		
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNFR2			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNFR2			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNFR2			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UANNFRH			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UBNNFRH			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUT10BL-UCNNFRH			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UDNNFRH			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQUT10BL-UENNFRH			
OS なしモデル	Xeon E3-1280 x1CPU (3.50GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UANNFR0			
	Xeon E3-1270 x1CPU (3.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UBNNFR0			
	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAT10BL-UCNNFR0			
	Core i3-2120 x1CPU (3.30GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UDNNFR0			
	Pentium G850 x1CPU (2.90GHz/2x256KB/3MB)					GQAT10BL-UENNFR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *23: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

TS10 AL
TS10 BL
TS10 CL
TS10 DL

プロセッサ

※ HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
〔Pentium G850 (2.90GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
〔オプション形名なし〕
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Core i3-2120 (3.30GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
〔オプション形名なし〕
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3-1220 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
〔オプション形名なし〕
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3-1270 (3.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
〔オプション形名なし〕
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3-1280 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
〔オプション形名なし〕
・システム装置に1個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

選択



メモリーボード
〔1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM〕
〔GQ-MJ701G2UEX〕〔カスタム〕
〔GQ-MJ701G2U〕
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM〕
〔GQ-MJ702G2UEX〕〔カスタム〕
〔GQ-MJ702G2U〕
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM〕
〔GQ-MJ704G2UEX〕〔カスタム〕
〔GQ-MJ704G2U〕
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM〕
〔GQ-MJ708G2UEX〕〔カスタム〕
〔GQ-MJ708G2U〕
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

＜HA8000/TS10 AL, BL, CL, DL＞

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) 搭載時は、メモリスロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリスロット1, 3へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) と1枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 1GBメモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインターフェース
- 2 キーボードインターフェース
- 3 マウスインターフェース
- 4 シリアルインターフェース (COM1)
- 5 シリアルインターフェース (COM2)
- 6 パラレルインターフェース
- 7 SCSIインターフェース
- 8 ネットワークインターフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDEインターフェース
- 15 FDDインターフェース
- 16 USBインターフェース
- 17 IPMIインターフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。


TS10 AL
TS10 BL
TS10 CL
TS10 DL

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [RAID(2.5 型 SAS2.0)]モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
S C S I ボードセット (*2)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	×	①	②	×
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	2	×	①	②	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[4]	2	×	①	②	×
S A S ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	①	×	×
S A S ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x4x4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [RAID(3.5 型シリアル ATA II)]モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
S C S I ボードセット (*2)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	×	①	②	×
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	2	×	①	②	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[4]	2	×	①	②	×
S A S ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	①	×	×
S A S ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x4x4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)]モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
S C S I ボードセット (*2)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	×
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3	①	②	③	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[4]	3	①	②	③	×
S A S ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A S ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x4x4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)]モデル＞


品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
S C S I ボードセット (*2)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	×
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3	①	②	③	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[4]	3	①	②	③	×
S A S ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A S ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x4x4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AL
TS10 BL
TS10 CL
TS10 DL

(c) 12 12 12 12


拡張ストレージベイ(DVD-ROM 専用)



内蔵DVD-ROM
[DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS10 AL
TS10 BL
TS10 CL
TS10 DL

(f) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・ 7 1/4 (DDS テーパードリフ) (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 DAT [USB] ・ 7 1/4 (DDS テーパードリフ) (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFCEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0CEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWACEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWACEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00CEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・ 7 1/4 (DDS テーパードリフ) (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 DAT [USB] ・ 7 1/4 (DDS テーパードリフ) (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFBEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDBEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0BEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWABEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWABEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00BEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。


内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ 対応 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1) ・ 対応 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
バックアップソフトウェア			
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3AEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3AEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2AEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2AEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1AEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1AEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFAEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFAEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDAEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDAEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0AEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0AEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3AEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2AEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1AEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFAEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDAEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0AEX) [カスタム]
 JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWAAEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWAAEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00AEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00AEX) [カスタム]

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約保証 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・ デイ77 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] (*1) ・ デイ77 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY3NEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY2NEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY1NEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYFNEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYDNEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYONEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWX3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWX2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWX1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWXFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWXDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWXONEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWNEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWNEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWON) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWON) [カスタム] 販売しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB))	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y3NEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y2NEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y1NEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YFNEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YDNEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YONEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200X3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200X2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200X1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200XFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200XDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200XONEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0WANEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200WANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A00ONEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572000ONEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210	GQ-SAY7DAT1230	GQ-SAY7DAT1260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル（5年/4年/3年）／標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵RDX（RDX 5型 USB(2.0)） ・カートリッジ（160GB）[GQ-AY7RX16] x1 個付き	内蔵RDX（RDX 5型 USB(2.0)） ・カートリッジ（500GB）[GQ-AY7RX51] x1 個付き
バックアップソフトウェア			
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YFNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YFNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YDNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YDNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YONEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YONEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。
(DVD1 枚) CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server #* -トライブス(1 年分) 付き		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YFNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YFNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。
(DVD1 枚) CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition #* -トライブス(1 年分) 付き		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YBNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YBNEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム] 売りました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XFNEX) [カスタム] 売りました。
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XDNEX) [カスタム] 売りました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XDNEX) [カスタム] 売りました。
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XONEX) [カスタム] 売りました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XONEX) [カスタム] 売りました。
(DVD1 枚) CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server #* -トライブス(1 年分) 付き		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム] 売りました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XFNEX) [カスタム] 売りました。
(DVD1 枚) CA ARCserve D2D r15 for Windows Server Standard Edition #* -トライブス(1 年分) 付き		内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XBNEX) [カスタム] 売りました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XBNEX) [カスタム] 売りました。
(DVD) JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GQ-SUR5116000NEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。	内蔵RDXセット (GQ-SUR5151000NEX) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5116000N) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。	内蔵RDXセット (GQ-SUR5151000N) [カスタム] ・価格はJ-Oneにて 確認願います。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve #* -トライブス(1 年分) が付属します。

内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル（5年/4年/3年）／標準モデル用]


バックアップデバイス		内蔵RDX（RDX 5型 USB(2.0)） ・カートリッジ（500GB）[GQ-AY7RX50] x1 個付き
バックアップソフトウェア		
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 売りました。
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XDNEX) [カスタム] 売りました。
(DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XONEX) [カスタム] 売りました。
(DVD1 枚) CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server #* -トライブス(1 年分) 付き		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 売りました。
(DVD) JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GQ-SUR515000NEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000N) [カスタム] 売りました。 売りました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve #* -トライブス(1 年分) が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1 個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-AY7RX51
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ	GQ-AY7RX50 売りました。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS10 AL
TS10 BL
TS10 CL
TS10 DL

(b) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (※1) ・ 7 インチ (7-カートリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY0CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0CEX) [カスタム] 売りました。


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (※1) ・ 7 インチ (7-カートリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYFBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY0BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0BEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (*1) ・ハイブリッドフォーマット [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き	
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDAX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (*1) ・ハイブリッドフォーマット [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (*1)	
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY3NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY2NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY1NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WYFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WYFNEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY3NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY2NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY1NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WYFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WYFNEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72 データリッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210	GQ-SAY7DAT1230

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

TS10 AL
TS10 BL
TS10 CL
TS10 DL

(d) 12 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7インチ (7インチ) (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7インチ (7インチ) (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVWACEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV00CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OV00CEX) [カスタム] 販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特許料 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7インチ (7インチ) (DAT160) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7インチ (7インチ) (DAT160) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVWABEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV00BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OV00BEX) [カスタム] 販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特許料 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

システム装置および内蔵オプション構成

```
graph LR; A[システム装置] --> B[プロセッサ]; B --> C[メモリー]; C --> D[各種インタフェース]; D --> E[拡張ボード]; E --> F[内蔵デバイス];
```

<外付けオプション編>へ
 ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
 ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→

<ラックキャビネット編>へ
 ・ラックオプション品
 ・無停電電源装置<ラックタイプ>

<外付けオプション編>へ
 ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
 ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→


<ラックキャビネット編>へ
 ・ラックオプション品
 ・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ 7インチ (7インチ x 10インチ) [DAT160] x20 巻 (5巻/年 + 5巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (※1) ・ 7インチ (7インチ x 10インチ) [DAT160] x20 巻 (5巻/年 + 5巻/お届け安心サービス) 付き	
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY3AEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VY3AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VY2AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY1AEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VY1AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVFYAEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VFYAEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYDAEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VYDAEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VY0AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VX3AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VX2AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VX1AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VXFAX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VXDAX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VX0AEX) [お支払] 販売しました。
(DVD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVWAAEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160VWAAEX) [お支払] 販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AV00AEX) [お支払]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160V00AEX) [お支払] 販売しました。

・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windowsインストールのバックアップテンプレートは、ARCserveサポータサービス(1年分)が付属します。

*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS10 AL
TS10 BL
TS10 CL
TS10 DL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・ダイヤル(データリッジ [DAT160])x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] (*1) ・ダイヤル(データリッジ [DAT160])x10巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYANEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWOONEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWOONEX) [カスタム] 販売しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWY3NEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWY2NEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWY1NEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWYFNEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWYDNEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWYDNEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWANEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD716AOWOONEX) [カスタム] 価格はお問い合わせ 願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OOWOONEX) [カスタム] 販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テーパードリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310	GQ-SAY7DAT1330	GQ-SAY7DAT1360
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーパードリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410	GQ-SAY7DAT1430	GQ-SAY7DAT1460

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型	DVD-ROM 専用
			2.5 型 (*1) (*6)											
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NALEX GQ-UH7146NALRX GQ-UH7146NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300NALEX GQ-UH7300NALRX GQ-UH7300NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7450NALEX GQ-UH7450NALRX GQ-UH7450NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7600NALEX GQ-UH7600NALRX GQ-UH7600NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PALEX GQ-UH7146PALRX GQ-UH7146PAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵SSD (64GB, シリアル ATA II, 2.5 型)	GQ-UH7064GEX GQ-UH7064GCEX GQ-UH7064GRX GQ-UH7064G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxxEX GQ-SUD572xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量の HDD にて構築できません。「ディスクレイアウト」単位での HDD 容量混載は可

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*6:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

*7:Linux/VMware 環境では非対応となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					5 型	DVD-ROM 専用
			3.5 型 (*1)				5 型		
			1	2	3	4			
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72505AEX GQ-UH72505ARX GQ-UH72505A	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75005AEX GQ-UH75005ARX GQ-UH75005A	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710005AEX GQ-UH710005ARX GQ-UH710005A	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH720005AEX GQ-UH720005ARX GQ-UH720005A	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●	
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxxEX GQ-SUD572xxxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量の HDD にて構築できません。「ディスクレイアウト」単位での HDD 容量混載は可

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。


*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*7:Linux 環境では非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/TS10CL[RAID1(3.5型シリアルATAⅡ)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					5 型	DVD-ROM 専用
			3.5 型 (*6)						
			1	2	3	4			
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72505BEX GQ-SUH72505BRX GQ-SUH72505B	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75005BEX GQ-SUH75005BRX GQ-SUH75005B	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710005BEX GQ-SUH710005BRX GQ-SUH710005B	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH720005BEX GQ-SUH720005BRX GQ-SUH720005B	4	①	②	③	④	×	×	
内蔵 DVD－ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●	
内蔵 DAT [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxxEX GQ-SUD572xxxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵 DAT セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵 DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵 RDX セット (160GB/5 型) (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×	
内蔵 RDX セット (500GB/5 型) (*4)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可

*2:別途 SCSI ホットスワップが必要です。

*3:別途 SAS ホットスワップが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*6:RAID レベル 1 の RAID バックは、異なる容量の HDD では構成できません。

<HA8000/TS10DL[ディスク(3.5 型シリアルATAⅡ)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72505BEX GQ-SUH72505B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75005BEX GQ-SUH75005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710005BEX GQ-SUH710005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット(2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH720005BEX GQ-SUH720005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵DAT [USB]セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxxEX GQ-SUD572xxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット(160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット(500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可


*2:別途 SCSI ホットスワップが必要です。

*3:別途 SAS ホットスワップが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*7:Linux 環境では非ホットとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID FastPath : FastPath 機能 (内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID FastPath) GQS-VSS7B3J0EX
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。


リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名
 - ・ GQS-VSS7BR10EX
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット[GQ-AU7692EX/GQ-AU7692]>


- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。(TS10用フロントドアキットのドア No. は、共通[1種固定]となります。)



フロントドアキット装着時



標準モデル



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。（ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。）
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載の場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7695)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7692EX/GQ-AU7692)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[42U/38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:12U/38U:8U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7693)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。