

日立アドバンストサーバ HA8000シリーズ
Lモデル（2011年05月～モデル）
（SS10xL, TS10xL, TS20xL, RS110xL, RS210xL, RS220xL, RS440xL モデル版）
システム構成図

（2013年2月22日現在）

サーバのスペックを選択いただくだけで、
構成と希望小売価格を手軽に
表示できます。

HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

HA8000series

HITACHI

「日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

＜他社所有商標に関する表示＞

- ・インテル、Intel、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
 - ・ENERGY STARとENERGY STARマークは、米国の登録商標です。
 - ・Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標または商標です。
 - ・VMware、VMware vSphere、ESX、ESXiは、VMware, Inc. の米国および、各国での登録商標または商標です。
 - ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
 - ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
 - ・80PLUSは、米国Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。
- 商標について <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

＜断り書き＞

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・本資料では、
Intel(R) Pentium(R) プロセッサ G620をPentium G620に、
Intel(R) Pentium(R) プロセッサ G850をPentium G850に、
Intel(R) Core(TM) i3-2120をCore i3-2120に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1220をXeon E3-1220に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1270をXeon E3-1270に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1280をXeon E3-1280に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5603をXeon E5603に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5649をXeon E5649に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5675をXeon X5675に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5690をXeon X5690に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4807をXeon E7-4807に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4850をXeon E7-4850に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4870をXeon E7-4870に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料に掲載の販売中の製品は、RoHS指令のrecast(2011/65/EU) [改正RoHS指令]で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。尚、完売となりました一部の内蔵デバイスにおいては、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応していません。2013. 01. 01. 以降改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応の内蔵デバイスを搭載したシステム装置は、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

- ・本資料で使用の単位は、

K	: 1, 0 2 4
k	: 1 0 ³
M	: 1 0 ⁶
G	: 1 0 ⁹
T	: 1 0 ¹²

で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、H C A センタで
ご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えする
コールバック方式をとらせていただきます。

H C A センタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容を F A X でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・H C A センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
O S や各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 3 HA8000/TS20

(1) HA8000/TS20 AL, BL, EL (2011年05月～現在)



HA8000/TS20 AL, BL, EL
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 AL, EL
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 BL
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 AL, BL, EL (2011年05月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 AL	TS20 BL	TS20 EL
			RAID(2.5型SAS2.0)モデル	RAID(3.5型SATAII)モデル	RAID(2.5型SAS1.0)モデル
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5U])		
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ- E5503(2GHz)/E5603(1.60GHz)/E5620(2.40GHz)/E5649(2.53GHz)/X5675(3.06GHz)		
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2 (Intel®Xeon®プロセッサ- E5503:2, Intel®Xeon®プロセッサ- E5603/E5620:4, Intel®Xeon®プロセッサ- E5649/X5675:6)		
	キャッシュメモリー	1次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ- E5503:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5603/E5620:データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5649/X5675:データ 6x32KB+命令 6x32KB		
		2次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ- E5503:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5603/E5620:4x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5649/X5675:6x256KB		
3次/1CPU		Intel®Xeon®プロセッサ- E5503:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5603:8MB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5620/E5649/X5675:12MB			
チップセット			Intel 社製 5500		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ- E5503/E5603:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ- E5620/E5649:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ- X5675:6.40GT/s		
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:96GB [(48GB/CPU)x2]			
	スロット数	6 [(3スロット/CPU)x2]			
	サポートメモリー容量	1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1), 16GB(16GBx1)			
	仕様	1GB/2GB/4GB/8GB:ECC DDR3 1333 Registered DIMM(ECC付き, SDDC対応), 16GB:ECC DDR3 1066 Registered DIMM(ECC付き, SDDC対応), Mirrored Channel Mode対応, Lockstep Channel Mode対応, Spare Channel Mode対応			
表示機能	アクセラレータ/VRAM		Emulex Pilot2[オプション]/32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量	RAID 0	9.6TB ((600GBx8)x2RAID) *4 *5	16TB (2TBx8) *4	9.6TB ((600GBx2)x8RAID) *5 *6
		RAID 5	8.4TB ((600GBx8)x2RAID) *4 *5	14TB (2TBx8) *4	7.2TB ((600GBx4)x4RAID) *5 *6
	サポートHDD容量		HDD: 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(2.5型)/SSD: 64GB, 80GB(2.5型)	250GB, 500GB, 1TB, 2TB(3.5型)	73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(2.5型)
	インタフェース		HDD: SAS2.0(6Gbps), SSD: SATAII/300	SATAII/300	SAS
	回転数		10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min(73GB, 146GB, 300GB)	7200r/min	10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min(73GB, 146GB)
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	ホットプラグ対応/ホットスワップ対応
RAIDコントローラ	コントローラ		LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCIボード/PCI Express<x8>]	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCIボード/PCI Express<x8>]	日立製 HRA381 (Intel IOP348 ROC) [PCIボード/PCI Express<x8>]
	インタフェース		SAS2.0(6Gbps)	SATAII/300	SAS
	チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)	8ポート(HDD1台/ポート)	8ポート(HDD1台/ポート)
	キャッシュ容量		512MB(SDRAM/ECC)	512MB(SDRAM/ECC)	256MB(SDRAM/ECC)
	サポートRAIDレベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD
	DVD-ROM		薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(SATAII)ドライブ(標準)		
拡張ストレージベイ	3.5型 (HDD専用)		—	標準4/最大8	—
	2.5型 (HDD専用)		標準8/最大16	—	標準8/最大16
	5型 (リムーバブルディスク用)		—	2	—
	5型 (DVD-ROM専用)		—	1	—
PCISロット			PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDボードにて1スロット占有], PCI Express 2.0<x4>x2		
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, SATA(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6 [フロントx2, リアx4 (グループ2ポート/ポート/マウスにて占有)]/ラックタイプ: (1ポート/コンソール/切替ユニット)又はディスプレイ/キーボードユニットにて占有] *7		
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5721x1[オプション/管理モジュール専用]		
		インタフェース	1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理モジュール専用]		
		Wake On LAN機能	サポート *8		
外形寸法			タワータイプ: 254(W)x650(D)x442(H)mm[フロントベゼル/突起物含む], ラックタイプ: 485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]		
質量 [標準値] (O内は最大質量値)			タワータイプ: 約 22.4kg(32.0kg) [ラックタイプ: 約 26.7kg(36.3kg)]	タワータイプ: 約 23.0kg(35.2kg) [ラックタイプ: 約 27.3kg(39.5kg)]	タワータイプ: 約 22.5kg(32.0kg) [ラックタイプ: 約 26.8kg(36.3kg)]
電源	電圧 周波数		AC100V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型2極差込プラグ (標準:1本, 電源ユニット[オプション]搭載時:2本)		
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ対応]		
冗長FAN			ポート(フロント2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長])[ホットプラグ非対応]		
電力制御			静的パワーキャパシタ/動的パワーキャパシタ		
運用時消費電力 *9 / 最大消費電力			384W/580W	369W/528W	391W/574W
最大消費電流			6.8A	6.2A	6.8A
省エネ法(2011年度)に基づく表示			J Intel®Xeon®プロセッサ- E5503:3.73, Intel®Xeon®プロセッサ- E5603:2.47, Intel®Xeon®プロセッサ- E5620:1.69, Intel®Xeon®プロセッサ- E5649:1.11, Intel®Xeon®プロセッサ- X5675:0.93		
VCCI基準 *11 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 40dB 以下 *12		
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2) *13/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2) *13		
サポートOS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog-ca-815w-ha8000.pdf		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows/Linux版)[サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux版)[サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager[サーバ管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager[TS20AL/BL用ディスク管理ツール], HRA Utility[TS20EL用ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント, システム情報採取ツール		
主な添付品 *14			電源ケーブル(2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー, USB), マウス(光学式無線マウス, USB)		


- *1: Intel QuickPath Interconnect の路です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色と異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB(2199GB)を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大 2.1TB(2199GB)を超えないよう LU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB(2199GB) [容量は機種により数MB異なります。]/残り未設定)
 *5: RAID ボード増設時の最大容量です。
 *6: OSをインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
 *7: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *8: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。
 *9: 通常使用時の目安の値です。
 *10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。
 *11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *12: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所十分に注意して導入してください。
 *13: Windows Server 2008 R2 日本語版[Windows Server 2008 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデルとしてサポートします。
 *14: キーボード、マウスはタワータイプののみ標準添付です。

● 前面

<TS20AL, EL モデル タワータイプ>



<TS20BL モデル タワータイプ>



A : フロントドア (タワータイプのみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

B : ドアロック (タワータイプのみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。キーNo. は、共通[1 種固定]となります。

C : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

D : HDD アクセスランプ [TS20AL, EL モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

E : HDD ステータスランプ [TS20BL モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

[TS20AL, EL モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9~16

[TS20AL, EL モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

H : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~4

[TS20BL モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

I : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 5~8

[TS20BL モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

J : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

K : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

L : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

M : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切るときに押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

O : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

P : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

Q : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

R : MAINTENANCE ランプ (黄)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




<TS20AL, EL モデル ラックタイプ>



<TS20BL モデル ラックタイプ>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB対応機器を接続します。

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



リンクランプ (緑または黄)
点灯: 100BASE-T で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (黄点灯)*
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*: 10BASE-T 設置が AC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

H : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット (PCI) 2 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I : マネジメントインタフェースコネクタ


システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



リンクランプ (緑)
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立
消灯: HUB とのリンクが未確立

アクティビティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-C6NNKT2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNKT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNKT2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNKT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C6NNKTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNKTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNKTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNKTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNKTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNKTH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C6NNKTO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C5NNKTO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-C4NNKTO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-C3NNKTO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-C1NNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/ケーブル/USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA Ⅱ I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-C6NNKT2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNKT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C6NNKT2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNKT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C6NNKTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNKTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNKTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C6NNKTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNKTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNKTH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C6NNKTO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C5NNKTO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-C4NNKTO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQAT20BL-C3NNKTO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-C1NNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、ケーブル、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager


*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホスト* HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-C6NNPT2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-C5NNPT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-C4NNPT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-C3NNPT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-C1NNPT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C6NNPT2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C5NNPT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-C4NNPT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-C3NNPT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-C1NNPT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-C6NNPTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-C5NNPTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-C4NNPTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-C3NNPTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-C1NNPTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C6NNPTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C5NNPTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-C4NNPTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-C3NNPTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-C1NNPTH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-C6NNPT0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-C5NNPT0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20EL-C4NNPT0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20EL-C3NNPT0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20EL-C1NNPT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、ケーブルマウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *5：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8：リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サ-ト用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレ イコントラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能サ-ト用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-C6NNFT2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNFT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20AL-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNFT2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNFT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQUT20AL-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C6NNFTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNFTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20AL-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNFTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNFTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNFTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQUT20AL-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNFTH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C6NNFT0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C5NNFT0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-C4NNFT0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQAT20AL-C3NNFT0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-C1NNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、ケーブルマウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名は「RAID追加オプション」項参照願います。)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II) R A I D 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイドコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能キット用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-C6NNFT2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNFT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C6NNFT2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C5NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-C4NNFT2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQUT20BL-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C6NNFTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNFTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNFTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C6NNFTH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C5NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-C4NNFTH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQUT20BL-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-C1NNFTH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C6NNFT0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C5NNFT0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-C4NNFT0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQAT20BL-C3NNFT0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-C1NNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式、ケーブルマウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11：RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-C6NNKR2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNKR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNKR2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNKR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C6NNKRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNKRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNKRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNKRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNKRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNKRH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C6NNKRO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C5NNKRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-C4NNKRO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-C3NNKRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-C1NNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-C6NNKR2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNKR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C6NNKR2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C5NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-C4NNKR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQUT20BL-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C6NNKRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNKRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQVT20BL-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNKRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C6NNKRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C5NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-C4NNKRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQUT20BL-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-C1NNKRH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C6NNKRO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C5NNKRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-C4NNKRO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/6MB)					GQAT20BL-C3NNKRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-C1NNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 基* HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (* 2) (* 5) (* 8)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-C6NNPR2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-C5NNPR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-C4NNPR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-C3NNPR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-C1NNPR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C6NNPR2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C5NNPR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-C4NNPR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-C3NNPR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-C1NNPR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-C6NNPRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-C5NNPRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-C4NNPRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-C3NNPRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-C1NNPRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C6NNPRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-C5NNPRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-C4NNPRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-C3NNPRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-C1NNPRH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-C6NNPRO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-C5NNPRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20EL-C4NNPRO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20EL-C3NNPRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20EL-C1NNPRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-C6NNFR2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNFR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNFR2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNFR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C6NNFRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-C5NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-C4NNFRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-C1NNFRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C6NNFRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-C5NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-C4NNFRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-C1NNFRH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C6NNFRO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-C5NNFRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-C4NNFRO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-C3NNFRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-C1NNFRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II) R A I D 追加機能サート用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレ イコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-C6NNFR2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNFR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C6NNFR2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C5NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-C4NNFR2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C6NNFRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-C5NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-C4NNFRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-C1NNFRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C6NNFRH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-C5NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-C4NNFRH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-C1NNFRH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C6NNFRO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-C5NNFRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-C4NNFRO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-C3NNFRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-C1NNFRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、T7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-B6NNKT2	完売しました。									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B5NNKT2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-B4NNKT2										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-B3NNKT2										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-B1NNKT2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNKT2				GQUT20AL-B5NNKT2	GQUT20AL-B4NNKT2	GQUT20AL-B3NNKT2	GQUT20AL-B1NNKT2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)															
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B6NNKTH				GQVT20AL-B5NNKTH	GQVT20AL-B4NNKTH	GQVT20AL-B3NNKTH	GQVT20AL-B1NNKTH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)															
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNKTH				GQUT20AL-B5NNKTH	GQUT20AL-B4NNKTH	GQUT20AL-B3NNKTH	GQUT20AL-B1NNKTH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)															
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-B6NNKTO				GQAT20AL-B5NNKTO	GQAT20AL-B4NNKTO	GQAT20AL-B3NNKTO	GQAT20AL-B1NNKTO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)															
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2														
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/無線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-B6NNKT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-B4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-B3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-B1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNKT2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-B4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-B3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-B1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-B4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-B3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-B1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-B4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-B3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-B1NNKTH									
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-B6NNKTO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-B5NNKTO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-B4NNKTO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-B3NNKTO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-B1NNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20：おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデ ^ル	プロセッサー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 0-1* HRA381 (intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-B6NNPT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-B5NNPT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-B4NNPT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-B3NNPT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-B1NNPT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-B6NNPT2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-B5NNPT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-B4NNPT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-B3NNPT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-B1NNPT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビス付き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-B6NNPTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-B5NNPTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-B4NNPTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-B3NNPTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-B1NNPTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビス付き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-B6NNPTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-B5NNPTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-B4NNPTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-B3NNPTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-B1NNPTH									
OS なしモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-B6NNPT0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-B5NNPT0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20EL-B4NNPT0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20EL-B3NNPT0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20EL-B1NNPT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8：リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*20：おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-B6NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B5NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-B4NNFT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-B3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-B1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNFT2				GQUT20AL-B5NNFT2	GQUT20AL-B4NNFT2	GQUT20AL-B3NNFT2	GQUT20AL-B1NNFT2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B6NNFTH				GQVT20AL-B5NNFTH	GQVT20AL-B4NNFTH	GQVT20AL-B3NNFTH	GQVT20AL-B1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNFTH				GQUT20AL-B5NNFTH	GQUT20AL-B4NNFTH	GQUT20AL-B3NNFTH	GQUT20AL-B1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-B6NNFT0				GQAT20AL-B5NNFT0	GQAT20AL-B4NNFT0	GQAT20AL-B3NNFT0	GQAT20AL-B1NNFT0		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAII) RAID 追加機能サート用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアルATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-B6NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B5NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-B4NNFT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-B3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-B1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNFT2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B5NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-B4NNFT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-B3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-B1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B6NNFTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B5NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-B4NNFTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-B3NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-B1NNFTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNFTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B5NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-B4NNFTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-B3NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-B1NNFTH									
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-B6NNFT0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-B5NNFT0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-B4NNFT0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-B3NNFT0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-B1NNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [QGS-VSS7B3HOEX]を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-B6NNKR2	完売しました。						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B5NNKR2							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-B4NNKR2							
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-B3NNKR2							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-B1NNKR2							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNKR2				GQUT20AL-B5NNKR2	GQUT20AL-B4NNKR2	GQUT20AL-B3NNKR2	GQUT20AL-B1NNKR2
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B6NNKRH				GQVT20AL-B5NNKRH	GQVT20AL-B4NNKRH	GQVT20AL-B3NNKRH	GQVT20AL-B1NNKRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNKRH				GQUT20AL-B5NNKRH	GQUT20AL-B4NNKRH	GQUT20AL-B3NNKRH	GQUT20AL-B1NNKRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-B6NNKRO				GQAT20AL-B5NNKRO	GQAT20AL-B4NNKRO	GQAT20AL-B3NNKRO	GQAT20AL-B1NNKRO
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型 / 7.2 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-B6NNKR2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B5NNKR2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-B4NNKR2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-B3NNKR2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-B1NNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNKR2				GQUT20BL-B5NNKR2	GQUT20BL-B4NNKR2	GQUT20BL-B3NNKR2	GQUT20BL-B1NNKR2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B6NNKRH				GQVT20BL-B5NNKRH	GQVT20BL-B4NNKRH	GQVT20BL-B3NNKRH	GQVT20BL-B1NNKRH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNKRH				GQUT20BL-B5NNKRH	GQUT20BL-B4NNKRH	GQUT20BL-B3NNKRH	GQUT20BL-B1NNKRH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-B6NNKRO				GQAT20BL-B5NNKRO	GQAT20BL-B4NNKRO	GQAT20BL-B3NNKRO	GQAT20BL-B1NNKRO		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6-ポート HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-B6NNPR2	完売しました。						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-B5NNPR2							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-B4NNPR2							
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-B3NNPR2							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-B1NNPR2							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-B6NNPR2				GQUT20EL-B5NNPR2	GQUT20EL-B4NNPR2	GQUT20EL-B3NNPR2	GQUT20EL-B1NNPR2
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-B6NNPRH				GQVT20EL-B5NNPRH	GQVT20EL-B4NNPRH	GQVT20EL-B3NNPRH	GQVT20EL-B1NNPRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-B6NNPRH				GQUT20EL-B5NNPRH	GQUT20EL-B4NNPRH	GQUT20EL-B3NNPRH	GQUT20EL-B1NNPRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-B6NNPRO				GQAT20EL-B5NNPRO	GQAT20EL-B4NNPRO	GQAT20EL-B3NNPRO	GQAT20EL-B1NNPRO
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サポ-ト用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイドコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-B6NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-B4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNFR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-B4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-B5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-B4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-B1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-B5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-B4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-B1NNFRH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-B6NNFRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-B5NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-B4NNFRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-B3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-B1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアルATAⅡ I/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-B6NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-B4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNFR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-B4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-B5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-B4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-B1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-B5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-B4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-B1NNFRH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-B6NNFRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-B5NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-B4NNFRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-B3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-B1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-A6NNKT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-A4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-A3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-A1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNKT2				GQUT20AL-A5NNKT2	GQUT20AL-A4NNKT2	GQUT20AL-A3NNKT2	GQUT20AL-A1NNKT2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A6NNKTH				GQVT20AL-A5NNKTH	GQVT20AL-A4NNKTH	GQVT20AL-A3NNKTH	GQVT20AL-A1NNKTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNKTH				GQUT20AL-A5NNKTH	GQUT20AL-A4NNKTH	GQUT20AL-A3NNKTH	GQUT20AL-A1NNKTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-A6NNKTO				GQAT20AL-A5NNKTO	GQAT20AL-A4NNKTO	GQAT20AL-A3NNKTO	GQAT20AL-A1NNKTO		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクア ^レ イ コント ^ロ ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インストールモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シ ^リ アル ATA II 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-A6NNKT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-A4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-A3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-A1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インストールモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNKT2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-A4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-A3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-A1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビス付き]モデ ^ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-A4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-A3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-A1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビス付き]モデ ^ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-A4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-A3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-A1NNKTH									
OS なしモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-A6NNKTO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-A5NNKTO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-A4NNKTO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-A3NNKTO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-A1NNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キ ^ー ボ ^ー ド (109 キー、USB)、マ ^ウ ス (光学式キ ^ー 、無線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*21：おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7/24グレード保守サービス(有償)にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-A6NNPT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-A5NNPT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-A4NNPT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-A3NNPT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-A1NNPT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-A6NNPT2				GQUT20EL-A5NNPT2	GQUT20EL-A4NNPT2	GQUT20EL-A3NNPT2	GQUT20EL-A1NNPT2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-A6NNPTH				GQVT20EL-A5NNPTH	GQVT20EL-A4NNPTH	GQVT20EL-A3NNPTH	GQVT20EL-A1NNPTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-A6NNPTH				GQUT20EL-A5NNPTH	GQUT20EL-A4NNPTH	GQUT20EL-A3NNPTH	GQUT20EL-A1NNPTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-A6NNPT0				GQAT20EL-A5NNPT0	GQAT20EL-A4NNPT0	GQAT20EL-A3NNPT0	GQAT20EL-A1NNPT0		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/無線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は777'グレード'保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-A6NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A5NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-A4NNFT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-A3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-A1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNFT2				GQUT20AL-A5NNFT2	GQUT20AL-A4NNFT2	GQUT20AL-A3NNFT2	GQUT20AL-A1NNFT2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A6NNFTH				GQVT20AL-A5NNFTH	GQVT20AL-A4NNFTH	GQVT20AL-A3NNFTH	GQVT20AL-A1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNFTH				GQUT20AL-A5NNFTH	GQUT20AL-A4NNFTH	GQUT20AL-A3NNFTH	GQUT20AL-A1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-A6NNFT0				GQAT20AL-A5NNFT0	GQAT20AL-A4NNFT0	GQAT20AL-A3NNFT0	GQAT20AL-A1NNFT0		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/無線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *21: おまかせ安心モデル (3 年)。標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は777'グレード'保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクリレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選 択 (*2) (*3)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-A6NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A5NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-A4NNFT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-A3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-A1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNFT2				GQUT20BL-A5NNFT2	GQUT20BL-A4NNFT2	GQUT20BL-A3NNFT2	GQUT20BL-A1NNFT2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A6NNFTH				GQVT20BL-A5NNFTH	GQVT20BL-A4NNFTH	GQVT20BL-A3NNFTH	GQVT20BL-A1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNFTH				GQUT20BL-A5NNFTH	GQUT20BL-A4NNFTH	GQUT20BL-A3NNFTH	GQUT20BL-A1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-A6NNFT0				GQAT20BL-A5NNFT0	GQAT20BL-A4NNFT0	GQAT20BL-A3NNFT0	GQAT20BL-A1NNFT0		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-A6NNKR2	完売しました。									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A5NNKR2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-A4NNKR2										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-A3NNKR2										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-A1NNKR2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNKR2										
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A5NNKR2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-A4NNKR2										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-A3NNKR2										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-A1NNKR2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A6NNKRH										
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A5NNKRH										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-A4NNKRH										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-A3NNKRH										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-A1NNKRH										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNKRH										
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A5NNKRH										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-A4NNKRH										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-A3NNKRH										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-A1NNKRH										
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-A6NNKRO										
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-A5NNKRO										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-A4NNKRO										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-A3NNKRO										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-A1NNKRO										
各モデル共通仕様	標準搭載品					1000BASE-Tx2										
	標準添付品					JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager										

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*21: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-A6NNKR2	完売しました。						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A5NNKR2							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-A4NNKR2							
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-A3NNKR2							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-A1NNKR2							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNKR2				GQUT20BL-A5NNKR2	GQUT20BL-A4NNKR2	GQUT20BL-A3NNKR2	GQUT20BL-A1NNKR2
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A6NNKRH				GQVT20BL-A5NNKRH	GQVT20BL-A4NNKRH	GQVT20BL-A3NNKRH	GQVT20BL-A1NNKRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNKRH				GQUT20BL-A5NNKRH	GQUT20BL-A4NNKRH	GQUT20BL-A3NNKRH	GQUT20BL-A1NNKRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-A6NNKRO				GQAT20BL-A5NNKRO	GQAT20BL-A4NNKRO	GQAT20BL-A3NNKRO	GQAT20BL-A1NNKRO
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*21: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホート* HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-A6NNPR2	完売しました。						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-A5NNPR2							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-A4NNPR2							
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-A3NNPR2							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-A1NNPR2							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-A6NNPR2				GQUT20EL-A5NNPR2	GQUT20EL-A4NNPR2	GQUT20EL-A3NNPR2	GQUT20EL-A1NNPR2
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-A6NNPRH				GQVT20EL-A5NNPRH	GQVT20EL-A4NNPRH	GQVT20EL-A3NNPRH	GQVT20EL-A1NNPRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-A6NNPRH				GQUT20EL-A5NNPRH	GQUT20EL-A4NNPRH	GQUT20EL-A3NNPRH	GQUT20EL-A1NNPRH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-A6NNPRO				GQAT20EL-A5NNPRO	GQAT20EL-A4NNPRO	GQAT20EL-A3NNPRO	GQAT20EL-A1NNPRO
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor /AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*21: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能サポ-ト用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイドコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (* 10)	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-A6NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-A4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNFR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-A4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-A5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-A4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-A1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (* 60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-A5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-A4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-A1NNFRH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-A6NNFRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-A5NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-A4NNFRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-A3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-A1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*21: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑩ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3.5 型 SATA II) RAID 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SATA II 1/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-A6NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-A4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNFR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-A4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-A5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-A4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-A1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-A5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-A4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-A1NNFRH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-A6NNFRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-A5NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-A4NNFRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-A3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-A1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0)] 標準モデル / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-T6NNKT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-T4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-T3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-T1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNKT2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-T4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-T3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-T1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-T4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-T3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-T1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-T4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-T3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-T1NNKTH									
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-T6NNKTO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-T5NNKTO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-T4NNKTO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-T3NNKTO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-T1NNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7x24 時間「保守サービス(有償)」にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3 . 5 シリアル ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクア ^レ イ コント ^ロ ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保 ^守 料(月額) (*21)							
								維 ^持 保 ^守	出 ^張 修 ^理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シ ^リ アル ATA II I/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-T6NNKT2	完 ^売 しま ^し た [。]								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-T4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-T3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-T1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インス ^ト ールモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNKT2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T5NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-T4NNKT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-T3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-T1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代 ^行 サ ^ー ビス付 ^き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-T4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-T3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-T1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インス ^ト ール代 ^行 サ ^ー ビス付 ^き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNKTH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T5NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-T4NNKTH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-T3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-T1NNKTH									
OS なしモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-T6NNKTO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-T5NNKTO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-T4NNKTO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-T3NNKTO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-T1NNKTO									
各モ ^デ ル共通仕 ^様	標準搭 ^載 品	1000BASE-Tx2													
	標準添 ^付 品	キ ^ー ボ ^ー ド (109 キー、USB)、マ ^ウ ス (光 ^学 式キ ^ー ボ ^ー ド、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*21：おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7/24グレード保守サービス(有償)にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-T6NNPT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-T5NNPT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-T4NNPT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-T3NNPT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-T1NNPT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-T6NNPT2				GQUT20EL-T5NNPT2	GQUT20EL-T4NNPT2	GQUT20EL-T3NNPT2	GQUT20EL-T1NNPT2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-T6NNPTH				GQVT20EL-T5NNPTH	GQVT20EL-T4NNPTH	GQVT20EL-T3NNPTH	GQVT20EL-T1NNPTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-T6NNPTH				GQUT20EL-T5NNPTH	GQUT20EL-T4NNPTH	GQUT20EL-T3NNPTH	GQUT20EL-T1NNPTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-T6NNPT0				GQAT20EL-T5NNPT0	GQAT20EL-T4NNPT0	GQAT20EL-T3NNPT0	GQAT20EL-T1NNPT0		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/無線、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8：リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*21：おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は777'グレード'保守サービス(有償)にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サ-ポート用] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-T6NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T5NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-T4NNFT2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-T3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-T1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNFT2				GQUT20AL-T5NNFT2	GQUT20AL-T4NNFT2	GQUT20AL-T3NNFT2	GQUT20AL-T1NNFT2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T6NNFTH				GQVT20AL-T5NNFTH	GQVT20AL-T4NNFTH	GQVT20AL-T3NNFTH	GQVT20AL-T1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNFTH				GQUT20AL-T5NNFTH	GQUT20AL-T4NNFTH	GQUT20AL-T3NNFTH	GQUT20AL-T1NNFTH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-T6NNFT0				GQAT20AL-T5NNFT0	GQAT20AL-T4NNFT0	GQAT20AL-T3NNFT0	GQAT20AL-T1NNFT0		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線/USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10: RAID追加機能サ-ポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名は「RAID追加オプション」項参照願います。)

*21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は777「グレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3. 5 型 シリアル ATA II) R A I D 追加機能サポート用] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-T6NNFT2	完売しました。						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T5NNFT2							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-T4NNFT2							
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-T3NNFT2							
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-T1NNFT2							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNFT2				GQUT20BL-T5NNFT2	GQUT20BL-T4NNFT2	GQUT20BL-T3NNFT2	GQUT20BL-T1NNFT2
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T6NNFTH				GQVT20BL-T5NNFTH	GQVT20BL-T4NNFTH	GQVT20BL-T3NNFTH	GQVT20BL-T1NNFTH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNFTH				GQUT20BL-T5NNFTH	GQUT20BL-T4NNFTH	GQUT20BL-T3NNFTH	GQUT20BL-T1NNFTH
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)												
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-T6NNFT0				GQAT20BL-T5NNFT0	GQAT20BL-T4NNFT0	GQAT20BL-T3NNFT0	GQAT20BL-T1NNFT0
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)												

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (光学式/有線マウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)、JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ツグレード'保守サービス(有償)'にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スカ ^レ ィレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^ー	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ ィンストールモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シ ^リ 7 [※] ATA II 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-T6NNKR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T5NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-T4NNKR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-T3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-T1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ ィンストールモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNKR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T5NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-T4NNKR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-T3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-T1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデ ^ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T6NNKRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T5NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-T4NNKRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-T3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-T1NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデ ^ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNKRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T5NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-T4NNKRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-T3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-T1NNKRH			
OS なしモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-T6NNKRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-T5NNKRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-T4NNKRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-T3NNKRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-T1NNKRO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [R A I D (3 . 5 型 / 7 汎 A T A I I)] 標準モデル / ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スプレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^ー	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インスト ^ー ルモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シ ^リ アル ATA II 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-T6NNKR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T5NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-T4NNKR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-T3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-T1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^ー ルモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNKR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T5NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-T4NNKR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-T3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-T1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インスト ^ー ル代行 サ ^ー ビ ^ス 付 ^き]モデ ^ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T6NNKRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T5NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-T4NNKRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-T3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-T1NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インスト ^ー ル代行 サ ^ー ビ ^ス 付 ^き]モデ ^ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNKRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T5NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-T4NNKRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-T3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-T1NNKRH			
OS なしモデ ^ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-T6NNKRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-T5NNKRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-T4NNKRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-T3NNKRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-T1NNKRO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インスト ^{ール} モデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDホ ^ー ト ^ー HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EL-T6NNPR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-T5NNPR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-T4NNPR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-T3NNPR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-T1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^{ール} モデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-T6NNPR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-T5NNPR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-T4NNPR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-T3NNPR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-T1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-T6NNPRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20EL-T5NNPRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20EL-T4NNPRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20EL-T3NNPRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20EL-T1NNPRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-T6NNPRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20EL-T5NNPRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20EL-T4NNPRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20EL-T3NNPRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20EL-T1NNPRH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-T6NNPRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20EL-T5NNPRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20EL-T4NNPRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20EL-T3NNPRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20EL-T1NNPRO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7777「グレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サポ-ト用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク/レイト コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AL-T6NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-T4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-T3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-T1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNFR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-T4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-T3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-T1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20AL-T5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20AL-T4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20AL-T3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20AL-T1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20AL-T5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20AL-T4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20AL-T3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20AL-T1NNFRH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-T6NNFRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20AL-T5NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20AL-T4NNFRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20AL-T3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20AL-T1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*21: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


＜ラックキャビネット編＞へ

ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形態	希望小売価格	保守料(月額) (*2)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加機能サポート用(*1)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BL-T6NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-T4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-T3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-T1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNFR2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T5NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-T4NNFR2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-T3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-T1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQVT20BL-T5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT20BL-T4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQVT20BL-T3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT20BL-T1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T6NNFRH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQUT20BL-T5NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT20BL-T4NNFRH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQUT20BL-T3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT20BL-T1NNFRH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-T6NNFRO			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQAT20BL-T5NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT20BL-T4NNFRO			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQAT20BL-T3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT20BL-T1NNFRO			

1-3-1-47

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P4CEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P4C)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5603 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECDPD1P6CEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD1P6C)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P4CEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P4C)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5649 (2.53GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P5CEX) [カスタム]
(GQ-ECDPH2P5C)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5675 (3.06GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH3P4CEX) [カスタム]
(GQ-ECDPH3P4C)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/TS20 AL, BL, EL>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

メモリー

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード

[1GB (1GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70162WEX) [カスタム]
(GQ-MJ70162W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーボード

[2GB (2GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70262WEX) [カスタム]
(GQ-MJ70262W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーボード

[4GB (4GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70462WEX) [カスタム]
(GQ-MJ70462W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーボード

[8GB (8GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70862WEX) [カスタム]
(GQ-MJ70862W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。


メモリーボード

[16GB (16GBx1): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ71662WEX) [カスタム]
(GQ-MJ71662W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリー搭載条件表


<HA8000/TS20 AL, BL, EL>

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリーの動作周波数は、メモリーコントローラーの全チャンネルが同一周波数で動作する為、各スロットに搭載のメモリー動作周波数の最も遅い周波数で動作します。但し、搭載のCPUがサポートするメモリー動作最高周波数 (Xeon E5503: 800MHz/Xeon E5603: 1066MHz/Xeon E5620: 1066MHz/Xeon E5649: 1333MHz/Xeon X5675: 1333MHz) 以上の周波数では動作はしません。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode をサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
(CPU Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
(1GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2WMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
(2GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2WMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
(4GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2WMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
(8GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2WMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
(16GB (16GBx2):DDR3 1066 Registered DIMM)
(GQ-MJ732G2WMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
(2GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
(4GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
(8GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
(16GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
(32GB (16GBx2):DDR3 1066 Registered DIMM)
(GQ-MJ732G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
(2GB (1GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ703G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。


メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
(4GB (2GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ706G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
(8GB (4GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ712G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
(16GB (8GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ724G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
(32GB (16GBx3):DDR3 1066 Registered DIMM)
(GQ-MJ748G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位/Spare Channel Mode 時は3枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2 へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX)にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX)にて対応します。
- (9) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3
Independent Mode(デフォルト設定)	①	②	③
Mirrored Channel Mode	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—
Spare Channel Mode	①	①	①

①：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位/Spare Channel Mode 時は3枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位/Spare Channel Mode 時は6枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX)にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX)にて対応します。
- (10) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	①	②	③	④	⑤	⑥
Mirrored Channel Mode	①	①	—	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—	①	①	—
Spare Channel Mode	①	①	①	①	①	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—
構成5	16GB	16GB	—

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—
構成5	16GB	16GB	—	16GB	16GB	—

・Lockstep Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—
構成5	16GB	16GB	—

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—
構成5	16GB	16GB	—	16GB	16GB	—

・Spare Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB
構成5	16GB	16GB	16GB

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
構成5	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB

<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置, ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


- ・ラックオプション品, ・無停電電源装置<ラックタイプ>



The diagram illustrates the connection between system components and rack options. At the top, a horizontal flowchart shows the sequence: **システム装置** (System Unit) → **プロセッサ** (Processor) → **メモリー** (Memory) → **各種インタフェース電源ユニット** (Various Interface Power Unit) → **拡張ボード** (Expansion Board) → **内蔵デバイス** (Built-in Device). A large arrow points from this sequence to the right. Below this, two boxes represent options. The left box, labeled **<外付けオプション編>へ** (To External Option Section), lists: **・ディスプレイ装置**, **・スイッチングHUB**, **・外付け装置**, and **・無停電電源装置<タワータイプ用>等**. The right box, labeled **<ラックキャビネット編>へ** (To Rack Cabinet Section), lists: **・ラックオプション品** and **・無停電電源装置<ラックタイプ>**. Arrows indicate the flow from the main sequence to these options and between the two option sections.



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。





表 1 (TS20AL モデル RAID 追加機能付モデル用増設 ディスカンコントローラボードセット形名)

項番	形 名	RAID 追加機能
1	GQ-SCA773411ONEX	MegaRAID Recovery
2	GQ-SCA773412ONEX	MegaRAID FastPath
3	GQ-SCA773413ONEX	MegaRAID CacheCade
4	GQ-SCA773414ONEX	MegaRAID Recovery + MegaRAID FastPath
5	GQ-SCA773415ONEX	MegaRAID Recovery + MegaRAID CacheCade
6	GQ-SCA773416ONEX	MegaRAID FastPath + MegaRAID CacheCade
7	GQ-SCA773417ONEX	MegaRAID Recovery + MegaRAID FastPath + MegaRAID CacheCade

・ RAID 追加機能の MegaRAID FastPath 及び MegaRAID CacheCade は内蔵 SSD に対する追加機能ですので、内蔵 SSD 搭載の装置に対応します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	ー	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	G0-CA7734EX G0-CA7734	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773411ONEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773412ONEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773413ONEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773414ONEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773415ONEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773416ONEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773417ONEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボード (*2)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[2]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*2)	G0-SCA773811ONEX	[2]	1	×	×	①	×
SCSI ボードセット (*1)	G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[5]	1	①	×	②	③
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[5]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[8]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[9]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	G0-SCE7211A1ONEX G0-SCE7211A1ON	[4]	1	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[3]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[6]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[7]	2	②	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

＜H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] モデル＞


品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	ー	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード (*2)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*2)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	×	①	×
SCSI ボードセット (*1)	G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[4]	1	①	×	②	③
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[4]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[7]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[8]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	G0-SCE7211A1ONEX G0-SCE7211A1ON	[3]	1	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[2]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[5]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[6]	2	②	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	G0-CA7809EX G0-CA7809	[1]	1	×	×	①	×
SCSI ボードセット (*1)	G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[4]	1	①	×	②	③
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[4]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[7]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[8]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	G0-SCE7211A10NEX G0-SCE7211A10N	[3]	1	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[2]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-GC7811EX G0-GC7811	[5]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-GC7821EX G0-GC7821	[6]	2	②	×	①	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7. システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

(a 1)

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

・同一装置内へ 10000r/min 内蔵ハード
ディスクと 15000r/min 内蔵ハード
ディスクの混在搭載は出来ません。

同時

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7300NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7450NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7450NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7600NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7600NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7073PDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7073PDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146PDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146PDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300PDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7300PDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択




内蔵SSD
〔64GB, SATA II, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70647GEX/CEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH70647G)
・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用カスタム対応品です。
CacheCache 論理ドライブ 設定可能数は、ディスクコントローラ毎に 1 つです。
CacheCache 論理ドライブ サイズ は、512GB 未満に設定願います。
(512GB 以上の論理ドライブ サイズ は非対応です。)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。
・ RAID 追加機能 ネットワーク M の場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能
(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCache) を選択時、対応する RAID 追加機能
オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。
(形名は、「RAID 追加機能オプション」項を参照願います。)



内蔵SSD
〔80GB, SATA II, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70807GEX/CEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH70807G)
・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用カスタム対応品です。
CacheCache 論理ドライブ 設定可能数は、ディスクコントローラ毎に 1 つです。
CacheCache 論理ドライブ サイズ は、512GB 未満に設定願います。
(512GB 以上の論理ドライブ サイズ は非対応です。)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。
・ RAID 追加機能 ネットワーク M の場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能
(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCache) を選択時、対応する RAID 追加機能
オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。
(形名は、「RAID 追加機能オプション」項を参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



拡張ストレージ 2.5型 9~16

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

・同一装置内へ10000r/min内蔵ハード
ディスクと15000r/min内蔵ハード
ディスクの混在搭載は出来ません。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ハードディスク

〔146GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH7146NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク

〔300GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH7300NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7300NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク

〔450GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH7450NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7450NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク

〔600GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH7600NDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7600NDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク

〔73GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH7073PDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7073PDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク

〔146GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH7146PDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146PDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク

〔300GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH7300PDLEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7300PDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。

内蔵SSD

〔64GB, SATA II, 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH70647GEX/CEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH70647G)


・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用カスタム対応品です。
CacheCache 論理ドライブ 設定可能数は、ディスクコントローラ毎に1つです。
CacheCache 論理ドライブ サイズ は、512GB未満に設定願います。
(512GB以上の論理ドライブ サイズ は非対応です。)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。
・ RAID 追加機能キット用キットの場合、内蔵SSD搭載時使用可能な RAID 追加機能
(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCache) を選択時、対応する RAID 追加機能
オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。
(形名は、「RAID 追加機能オプション」項を参照願います。)

内蔵SSD

〔80GB, SATA II, 2.5型, 熱突上げ対応〕
(GQ-UH70807GEX/CEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH70807G)

・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用カスタム対応品です。
CacheCache 論理ドライブ 設定可能数は、ディスクコントローラ毎に1つです。
CacheCache 論理ドライブ サイズ は、512GB未満に設定願います。
(512GB以上の論理ドライブ サイズ は非対応です。)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。
・ RAID 追加機能キット用キットの場合、内蔵SSD搭載時使用可能な RAID 追加機能
(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCache) を選択時、対応する RAID 追加機能
オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。
(形名は、「RAID 追加機能オプション」項を参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

(a 3)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

ハードディスクキット
〔ハードディスク増設用<3.5 型>, 4 個<1>〕
(GQ-ES7615EX) [カスタム]
(GQ-ES7615)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH72505DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH72505D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔500GB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH75005DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH75005D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1TB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH710005DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH710005D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔2TB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH720005DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH720005D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH72505DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH72505D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔500GB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH75005DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH75005D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。




内蔵ハードディスク
〔1TB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH710005DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH710005D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔2TB, シリアル ATA II (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH720005DEX/RX) [カスタム]
(GQ-UH720005D)
・ GQ-UHxxxxRX は 19" 3U 対応用カスタム対応品です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

(a 4)

12

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

・同一装置内へ 10000r/min 内蔵ハード
ディスクと 15000r/min 内蔵ハード
ディスクの混在搭載は出来ません。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。
リザーブディスクを選択の上、併せて
購入願います。

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7146HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7300HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7300HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7450HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7450HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7600HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7600HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7073JDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7073JDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7146JDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146JDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(a 5)

12

ハードディスクキット
〔ハードディスク増設用ケース, 8 倍〕
(GQ-ES7616EX) [カスタム]
(GQ-ES7616)

拡張ストレージ 2.5 型 9~16

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

・同一装置内へ 10000r/min 内蔵ハード
ディスクと 15000r/min 内蔵ハード
ディスクの混在搭載は出来ません。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。
リザーブディスクを選択の上、併せて
購入願います。

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7146HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7300HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7300HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7450HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7450HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7600HDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7600HDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7073JDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7073JDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 対応〕
(GQ-UH7146JDL/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146JDL)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

(c) 12 12 12


拡張ストレージベイ DVD-ROM 専用



内蔵DVD-ROM
[DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

(b) 12 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年) 用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (※1) ・ 7 型 (7 型 - カートリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY0CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VWACEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0CEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (※1) ・ 7 型 (7 型 - カートリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYFBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY0BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXFBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VWABEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0BEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (*1) ・ハイブリッドフォーマット [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDAX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0AEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (*1) ・ハイブリッドフォーマット [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (*1)	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y3NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y2NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y1NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WYFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520YFNEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WXFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X0NEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD77520W0NEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [カスタム]	販売しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72 データリッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210	GQ-SAY7DAT1230
			GQ-SAY7DAT1260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL
	GQ-AY7DATCL1



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵 LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU2/200]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY0CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW0CEX) [カスタム]	販売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵 LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU2/200]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW0BEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200]) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX0NEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WWANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OWANEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用 LTO カードリッジ maxell: LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210	GQ-SAY7ULT1230	GQ-SAY7ULT1260

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカードリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

(d) 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

内蔵 D A T (D A T 1 6 0) [おまかせ安心モデル (5 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5) - 30 (30) x 30 (30) x 30 (30) mm (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5) - 30 (30) x 30 (30) x 30 (30) mm (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVWACEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVV0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVV0CEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 5 年 - 9 年 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 D A T (D A T 1 6 0) [おまかせ安心モデル (4 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5) - 30 (30) x 30 (30) x 30 (30) mm (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5) - 30 (30) x 30 (30) x 30 (30) mm (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVWABEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVV0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVV0BEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 5 年 - 9 年 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] ・ 対応 (7インチ-カートリッジ (DAT160)) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 対応 (7インチ-カートリッジ (DAT160)) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVV0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVV0AEX) [カスタム] 完売しました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServe 標準サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ダイヤル(デ-カ-トリップ [DAT160]) x10 巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ダイヤル(デ-カ-トリップ [DAT160]) x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWIANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWIANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716A00ONEX) [カスタム] (GQ-SUD716A000N)	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OW0ONEX) [カスタム] (GQ-SUD716OW00N)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716A00IANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716000IANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716A00ONEX) [カスタム] (GQ-SUD716A000N)	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716000ONEX) [カスタム] (GQ-SUD7160000N)

* 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows、CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310	GQ-SAY7DAT1330	GQ-SAY7DAT1360
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410	GQ-SAY7DAT1430	GQ-SAY7DAT1460

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(5年)用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT320(非圧縮:160GB)) ・データ(7-カートリッジ (DAT320))x30巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	+ Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	+ Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option (DVD)(CD)	+ Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WACEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7320W00CEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT320(非圧縮:160GB)) ・データ(7-カートリッジ (DAT320))x26巻 (6巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	+ Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	+ Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option (DVD)(CD)	+ Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WABEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7320W00BEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB)) ・ハイブリッドフォーマット (DAT320) x20巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB)) ・ハイブリッドフォーマット (DAT320) x10巻付き	内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB))
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX0NEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320W0NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320W00NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320W00NEX) [カスタム]


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT320) 用 DAT320 テープカートリッジ Maxell-DAT320	GQ-SAY7DAT1510	GQ-SAY7DAT1530	GQ-SAY7DAT1560

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT320) 用 DAT320 クリーニングカートリッジ 日本 HP-Q2039A	GQ-AY7DATCL3



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00CEX) [カスタム] 売完了しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア7 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 製品サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル (5年/4年/3年) / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, n-7nft)) ・デイト (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, n-7nft)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x10 巻付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWY3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWY2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWY1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYONEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWY3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWY2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWY1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYONEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWYANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AWYON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742OWYON) [カスタム] 完売しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, n-7nft))	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, n-7nft)) (*1)
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0Y3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200Y3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0Y2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200Y2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0Y1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200Y1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0YFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200YFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0YDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200YDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200YONEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200XFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200XDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200XONEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0YANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200YANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200YONEX) [カスタム] 完売しました。

* 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・ CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServe 特約サービス (1 年分) が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO 3) 用	LTO カードリッジ maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510	GQ-SAY7ULT1560
内蔵 LTO (LTO 3) 用	LTO 10 WORK カードリッジ maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610	GQ-SAY7ULT1660

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO 列-エンカードリッジ maxell: LT0U1/UOL



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (※1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVDCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWACEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム] 売切れしました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 製品 - トリビュス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (※1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWABEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 売切れしました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 製品 - トリビュス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-フット)) ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-フット)) (*1) ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFAEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OYDAEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OY0AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX3AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX2AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX1AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXFAEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXDAEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVW0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX0AEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル (5年/4年/3年) / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト)) ・ 7 枚 17 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト)) (*1) ・ 7 枚 17 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x10 巻付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYDNEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWYONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWX3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWX2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWX1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWXFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWXDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWXONEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWXANEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWXANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWOONEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OWOONEX) [カスタム] 販売しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト))	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト)) (*1)
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0Y3NEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100Y3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0Y2NEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100Y2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0Y1NEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100Y1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0YFNEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100YFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0YDNEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100YDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0YONEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100YONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100XFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100XDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100XONEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0WANEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781A0OONEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100OONEX) [カスタム] 販売しました。

* 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・ CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServe 特約サービス (1 年分) が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710	GQ-SAY7ULT1760
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO 10 WORK カートリッジ maxell: LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810	GQ-SAY7ULT1860

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO 列-エンカ カートリッジ maxell: LT0U1/UOL



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00CEX) [カスタム] 売完了しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・データ7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・データ7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVW0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVW0AEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 製品サポート (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, n-フノット)) ・デイト (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U5/1500]) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, n-フノット)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U5/1500]) x10 巻付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWWANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWOON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWOON) [カスタム] 売完了しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, n-フノット))	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, n-フノット)) (*1)
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500Y3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500Y2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500Y1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500YFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500YDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500YONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヲセス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500XFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500XDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500XONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500WANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWOON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500OON) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・ CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 年 - トラベリス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO5) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500	GQ-SAY7ULT1910	GQ-SAY7ULT1930

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell: LT0U1/UCL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

TS20 AL
TS20 BL
TS20 EL

(f) 12 12 12 内蔵RDX (5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型
1~2

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵RDX (RDX 5型 USB (2.0)) ・カートリッジ (160GB) [GQ-AY7RX16] x1 個付き	内蔵RDX (RDX 5型 USB (2.0)) ・カートリッジ (500GB) [GQ-AY7RX51] x1 個付き
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YFNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YFNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YDNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YDNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YONEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YONEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server ※1-トリプル (1年分) 付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YPNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YPNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition ※1-トリプル (1年分) 付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160YDNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510YDNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XFNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XDNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XDNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XONEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XONEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server ※1-トリプル (1年分) 付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XPNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XPNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	CA ARCserve D2D r15 for Windows Server Standard Edition ※1-トリプル (1年分) 付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XDNEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XDNEX) [カスタム]
(DVD1枚)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR511600ANEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR515100ANEX) [カスタム]
(DVD1枚)	バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR511600ONEX) [カスタム]	内蔵RDXセット (GQ-SUR515100ONEX) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve ※1-トリプル (1年分) が付属します。

内蔵RDX (5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵RDX (RDX 5型 USB (2.0)) ・カートリッジ (500GB) [GQ-AY7RX50] x1 個付き	
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XDNEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XONEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server ※1-トリプル (1年分) 付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XPNEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR515000ANEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR515000ONEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve ※1-トリプル (1年分) が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1 個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-AY7RX51
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ	GQ-AY7RX50 販売しました。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A L [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1) (*6)								5 型	
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NDLEX GQ-UH7146NDLRX GQ-UH7146NDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300NDLEX GQ-UH7300NDLRX GQ-UH7300NDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7450NDLEX GQ-UH7450NDLRX GQ-UH7450NDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7600NDLEX GQ-UH7600NDLRX GQ-UH7600NDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (736B, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7073PDLEX GQ-UH7073PDLRX GQ-UH7073PDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PDLEX GQ-UH7146PDLRX GQ-UH7146PDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300PDLEX GQ-UH7300PDLRX GQ-UH7300PDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (64GB, シリアル ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70647GEX GQ-UH70647GCEX GQ-UH70647GRX GQ-UH70647G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (80GB, シリアル ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70807GEX GQ-UH70807GCEX GQ-UH70807GRX GQ-UH70807G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵DATセット (DAT320) (*3)	GQ-SUD7320xxxxEX GQ-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフ) (*3)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*3)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフ) (*3)	GQ-SUU715xxxxEX GQ-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxEX GQ-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リレーディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*6:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*7:Linux/Vmware環境では非対応となります。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

ディスプレイ装置、スイッチングHUB、外付け装置、無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編へ
ラックオプション品
無停電電源装置<ラックタイプ>

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

(ハードディスクキット[GQ-ES7616]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

[illegible]

*1:一つのディスクアレブリュームは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクアレブリューム単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2: 別途 SCSI ホストセットが必要です。

*3: 別途 SAS ホートセットが必要です。

*4: 別途内部USBケーブルが必要です。


*5: OS をインストールする論理ドライブにつ

*6: 回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*7:Linux/VMware 環境では非対応となります。

「*THE END OF THE WORLD*」環境とは世界のこと。だから、

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [RAID (3.5 型) 7L ATA II] 7L> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)							5 型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72505DEX GQ-UH72505DRX GQ-UH72505D	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75005DEX GQ-UH75005DRX GQ-UH75005D	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710005DEX GQ-UH710005DRX GQ-UH710005D	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH720005DEX GQ-UH720005DRX GQ-UH720005D	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵DATセット (DAT320) (*3)	GQ-SUD7320xxxxEX GQ-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU715xxxxEX GQ-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxEX GQ-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、リファクタリング設定に注意が必要です。])
*2: 別途 SCSI ホットセットが必要です。
*3: 別途 SAS ホットセットが必要です。
*4: 別途内部 USB ケーブルが必要です。
*5: OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。
*7: Linux 環境では非対応となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B L [RAID (3.5 型) 7L ATA II] 7L>


(ハードディスクキット[GQ-ES7615]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ														
			3.5 型 (*1)														5 型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2					
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72505DEX GQ-UH72505DRX GQ-UH72505D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH75005DEX GQ-UH75005DRX GQ-UH75005D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710005DEX GQ-UH710005DRX GQ-UH710005D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH720005DEX GQ-UH720005DRX GQ-UH720005D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×
内蔵DATセット (DAT320) (*3)	GQ-SUD7320xxxxEX GQ-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU715xxxxEX GQ-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxEX GQ-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、リファクタリング設定に注意が必要です。])
*2: 別途 SCSI ホットセットが必要です。
*3: 別途 SAS ホットセットが必要です。
*4: 別途内部 USB ケーブルが必要です。
*5: OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。
*7: Linux 環境では非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1) (*6)								5 型	
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146HDLEX GQ-UH7146HDLRX GQ-UH7146HDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300HDLEX GQ-UH7300HDLRX GQ-UH7300HDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7450HDLEX GQ-UH7450HDLRX GQ-UH7450HDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7600HDLEX GQ-UH7600HDLRX GQ-UH7600HDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (736B, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7073JDLEX GQ-UH7073JDLRX GQ-UH7073JDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146JDLEX GQ-UH7146JDLRX GQ-UH7146JDL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵DATセット (DAT320) (*3)	GQ-SUD7320xxxxEX GQ-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU715xxxxEX GQ-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxEX GQ-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、リブアップディスク設定に注意が必要です。])
*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。
*3:別途 SAS ホットセットが必要です。
*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。
*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。
*6:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。
*7:Linux 環境では非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E L [RAID(2.5 型 SAS1.0)]モデル

(ハードディスク[QG-ES7616]を搭載の場合) ＞ [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ																			5 型 DVD-ROM 専用
			2.5 型 (*1) (*6)																5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH7146HDLX G0-UH7146HDLRX G0-UH7146HDL	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH7300HDLX G0-UH7300HDLRX G0-UH7300HDL	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH7450HDLX G0-UH7450HDLRX G0-UH7450HDL	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH7600HDLX G0-UH7600HDLRX G0-UH7600HDL	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	G0-UH7073JDLX G0-UH7073JDLRX G0-UH7073JDL	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH7146JDLX G0-UH7146JDLRX G0-UH7146JDL	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	G0-SUD7752xxxxEX G0-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	G0-SUD716xxxxEX G0-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵DATセット (DAT320) (*3)	G0-SUD7320xxxxEX G0-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフ) (*2)	G0-SUU7201xxxxEX G0-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフ) (*3)	G0-SUU742xxxxEX G0-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*3)	G0-SUU781xxxxEX G0-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフ) (*3)	G0-SUU715xxxxEX G0-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	G0-SUR5116xxxxEX G0-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	G0-SUR515xxxxEX G0-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	

*1:一つのディスクベイは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクベイ単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*6:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。


*7:Linux環境では非対応となります。

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション

<TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX]／

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]>

●防塵オプションの仕様


- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)[xLモデルでは使用しません]、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。
- ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法


- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



[TS20 タワータイプ]



[TS20 ラックタイプ]



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
 - ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能(内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
 - ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能(内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) QQS-VSS7B3H0EX
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID FastPath) QQS-VSS7B3J0EX
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID CacheCade) QQS-VSS7B3K0EX
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名
 - ・QQS-VSS7BR00EX
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

HAモニタ対応BMCファームウェア


- HAモニタ対応BMCファームウェアについて
 - ・クラスタソフトウェアHAモニタ対応用のBMCファームウェアです。
HAモニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAmoitor/index.html>
- 形名
 - ・QQS-VSS7BH00EX 工場搭載出荷用(リモートコンソールオプション対応(リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]を含む))
 - ・QQS-VSS7BH10EX 工場搭載出荷用(リモートコンソールオプション非対応)
 - ・QQS-VSS7BH01 既設装置増設用(リモートコンソールオプション対応)
 - ・QQS-VSS7BH11 既設装置増設用(リモートコンソールオプション非対応)
- HAモニタ対応BMCファームウェアの販売方法
 - ・工場搭載出荷用のHAモニタ対応BMCファームウェアは、リモートコンソールオプション対応の有無により手配形名が分かれます。構成を確認し対応の形名を選択ください。尚、リモートコンソール機能対応用の形名[QQS-VSS7BH00EX]には、「リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]」を含みますので、注意願います。

		リモートコンソールオプション	
		無	有
HA モニタ対応 BMC ファームウェア	無		リモートコンソールオプション [QQS-VSS7BR00EX]
	有	HA モニタ対応 BMC ファームウェア [QQS-VSS7BH10EX]	HA モニタ対応 BMC ファームウェア [QQS-VSS7BH00EX] (*1)

*1: HA モニタ対応 BMC ファームウェア[QQS-VSS7BH00EX]選択時は、リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]を含みますので、リモートコンソールオプションの選択は不要です。

又、既設装置への増設時も、既設装置の「リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]」搭載の有無を確認し、対応の形名を選択ください。


- ・既設装置へ増設用のHAモニタ対応BMCファームウェアは、セットアップメニュー非対応オプションですので、入替はユーザ作業となります。(オプション増設サービスについては、搬入のみのサービスを選択願います。)



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載の場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7697)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[42U/38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:12U/38U:8U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問い合わせください。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7696)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。