

日立アドバンストサーバ HA8000シリーズ
Lモデル (2011 年 05 月～モデル)
(SS10xL, TS10xL, TS20xL, RS110xL, RS210xL, RS220xL, RS440xL モデル版)
システム構成図

(2013 年 2 月 22 日現在)

サーバのスペックを選択いただくだけで、
構成と希望小売価格を手軽に
表示できます。

HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

HA8000series

HITACHI

「日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

＜他社所有商標に関する表示＞

- ・インテル、Intel、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
 - ・ENERGY STARとENERGY STARマークは、米国の登録商標です。
 - ・Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標または商標です。
 - ・VMware、VMware vSphere、ESX、ESXiは、VMware, Inc. の米国および、各国での登録商標または商標です。
 - ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
 - ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
 - ・80PLUSは、米国Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。
- 商標について <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

＜断り書き＞

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G620をPentium G620に、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G850をPentium G850に、
Intel (R) Core (TM) i3-2120をCore i3-2120に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1220をXeon E3-1220に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1270をXeon E3-1270に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1280をXeon E3-1280に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5603をXeon E5603に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5649をXeon E5649に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5675をXeon X5675に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5690をXeon X5690に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4807をXeon E7-4807に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4850をXeon E7-4850に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4870をXeon E7-4870に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料に掲載の販売中の製品は、RoHS指令のrecast(2011/65/EU) [改正RoHS指令]で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。尚、完売となりました一部の内蔵デバイスにおいては、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応していません。2013. 01. 01. 以降改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応の内蔵デバイスを搭載したシステム装置は、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

- ・本資料で使用の単位は、

K	: 1, 024
k	: 10^3
M	: 10^6
G	: 10^9
T	: 10^{12}

で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタで
ご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えする
コールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 5 HA8000/RS210

(1) HA8000/RS210 AL, BL, EL (2011年05月～現在)



HA8000/RS210 AL, EL
(筐体色：黒)



HA8000/RS210 BL
(筐体色：黒)


HA8000/RS210 AL, BL, EL (2011年05月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 AL	RS210 BL	RS210 EL
			RAID (2.5 型 SAS2.0) モデル	RAID (3.5 型 シリアル ATA II) モデル	RAID (2.5 型 SAS1.0) モデル
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5503 (2GHz) / L5630 (2.13GHz) / E5603 (1.60GHz) / E5620 (2.40GHz) / E5649 (2.53GHz) / X5675 (3.06GHz)		
プロセッサ数 (CPUコア数)	プロセッサ数 (CPUコア数)		最小 1 / 最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5603 / E5620: 4, Intel®Xeon® プロセッサ E5649 / X5675: 6)		
	キャッシュメモリー	1 次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB + 命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5603 / E5620: データ 4x32KB + 命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5649 / X5675: データ 6x32KB + 命令 6x32KB		
		2 次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5603 / E5620: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5649 / X5675: 6x256KB		
		3 次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5603: 8MB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5620 / E5649 / X5675: 12MB		
チップセット			Intel 社製 5520		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5503 / E5603: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5620 / E5649: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5675: 6.40GT/s		
メインメモリー	容量		最小: 1GB / 最大: 192GB [(96GB / CPU) x2]		
	スロット数		12 [(6 スロット / CPU) x2]		
	サポートメモリー容量		1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1), 16GB (16GBx1)		
	仕様		1GB / 2GB / 4GB / 8GB: DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 16GB: DDR3 1066 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 1GB / 2GB / 4GB / 8GB: LV-DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応		
表示機能	アクセラレータ / VRAM		Emulex Pilot2 [オンボード] / 32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)		
ハードディスク (本体収納) *3	最大容量	RAID 0	3.6TB (600GBx6) *4	6TB (2TBx3) *4	3.6TB ((600GBx3) x2RAID) *5
		RAID 5	3TB (600GBx3) *4	4TB (2TBx3) *4	2.4TB ((600GBx3) x2RAID) *5
	サポート HDD 容量		HDD: 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型) / SSD: 64GB, 80GB (2.5 型)	250GB, 500GB, 1TB, 2TB (3.5 型)	73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型)
	インタフェース		HDD: SAS2.0 (6Gbps), SSD: シリアル ATA II / 300	シリアル ATA II / 300	SAS
	回転数		10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min (73GB, 146GB, 300GB)	7200r/min	10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min (73GB, 146GB)
	ホットプラグ / ホットスワップ		ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応	ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応 (ホットスワップは RAID1 構成時のみ)	ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応
RAID コントローラ	コントローラ		ROMB (LSI SAS2108 ROC) [専用スロット / PCI Express<x8>]		日立製 HRA381 (Intel IOP348 ROC) [専用スロット / PCI Express<x8>]
	インタフェース		SAS2.0 (6Gbps)		SAS
	チャネル数		8 ポート (HDD1 台 / ポート)		8 ポート (HDD1 台 / ポート)
	キャッシュ容量		512MB (SDRAM / ECC)		256MB (SDRAM / ECC)
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)		
拡張ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)		—	3	—
	2.5 型 (HDD 専用)		6	—	6
	5 型 (DVD-ROM 専用)		1		
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16>x1, PCI Express 2.0<x8> (LowProfile) x1		
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4] (1 ポート <コンソール切替>又は <ディスプレイ / キーボード> に占有)] *6		
LAN	コントローラ		Intel 社製 82576Ebx1 [オンボード / PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ベースボード管理モジュール専用]		
	インタフェース		1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]		
	Wake On LAN 機能		サポート *7		
外形寸法			486 (W) x 770 (D) x 44 (H) mm [突起物含む], 430 (W) x 710 (D) x 44 (H) mm [取付金具含まず]		
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 16.1kg (19.1kg)	約 16.0kg (19.5kg)	約 16.2kg (19.1kg)
電源	電圧 周波数		AC100V / AC200V 50 / 60Hz		
	電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2 本)		
	冗長化電源		1 (標準) + 1 (オプション [ロングライフサポートモデルは標準]) [ホットプラグ 対応]		
冗長 FAN			サポート [ホットプラグ 非対応]	—	サポート [ホットプラグ 非対応]
電力制御			静的パワーキャパシタ / 動的パワーキャパシタ *8		
運用時消費電力 *9 / 最大消費電力			AC100V: 395W / 557W, AC200V: 388W / 544W	AC100V: 380W / 532W, AC200V: 369W / 521W	AC100V: 386W / 556W, AC200V: 379W / 543W
最大消費電流			AC100V: 6.6A, AC200V: 3.2A	AC100V: 6.3A, AC200V: 3.1A	AC100V: 6.5A, AC200V: 3.2A
省エネ法 (2011 年度) 区分			J		
に基づく表示			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 3.80, Intel®Xeon® プロセッサ E5603: 2.47, Intel®Xeon® プロセッサ L5630: 1.87, Intel®Xeon® プロセッサ E5620: 1.70, Intel®Xeon® プロセッサ E5649: 1.11, Intel®Xeon® プロセッサ X5675: 0.93		
VCCI 基準 *11 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *12		
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *13 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *13		
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815w_ha8000.pdf		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [RS210AL/BL モデル用ディスクレイ管理ツール], HRA Utility [RS210EL モデル用ディスクレイ管理ツール], ハードウェア保守エージェント, システム情報採取ツール		
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル (2.5m) x1 本 [ロングライフサポートモデルは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		


- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色は異なる場合があります。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数MB異なります。] / 残り未設定)
- *5: OS をインストールする論理ドライブの容量は、2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。 *6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。
- *8: プロセッサ [Xeon L5630] 搭載時は、動的パワーキャッピング非サポートです。
- *9: 通常使用時の目安の値です。 *10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
- *11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *12: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所十分に注意して導入してください。
- *13: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面

<RS210AL, EL 現在>



<RS210BL 現在>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : キャニスターロック [RS210BL 現在のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。キーNo. は、共通 [1 種固定] となります。

D : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS210BL モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側に HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～6

[RS210AL, EL 現在のみ]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～3

[RS210BL 現在のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

C : STATUS ランプ (橙)

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

C : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。


D : 電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

E : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F : ディスプレイインタフェースコネクタ



G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。
尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW210AL-C6NNKN2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-C6NNKN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-C5NNKN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-C4NNKN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210AL-C3NNKN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-C2NNKN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210AL-C1NNKN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


②HA8000/RS210BL [RAID(3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル(5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 ユーザーライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SATA II I/F	選択 (※2) (※4)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-C6NNKN2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-C6NNKN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-C5NNKN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-C4NNKN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210BL-C3NNKN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-C2NNKN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210BL-C1NNKN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 E L [R A I D (2 . 5 型 SAS 1 . 0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (※2) (※5) (※8)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210EL-C6NNPN2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210EL-C5NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-C4NNPN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210EL-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW210EL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-C6NNPN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-C5NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210EL-C4NNPN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210EL-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210EL-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV210EL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-C6NNPN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-C5NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210EL-C4NNPN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210EL-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210EL-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU210EL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-C6NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-C5NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210EL-C4NNPNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210EL-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210EL-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV210EL-C1NNPNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-C6NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-C5NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210EL-C4NNPNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210EL-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210EL-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU210EL-C1NNPNH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210EL-C6NNPN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210EL-C5NNPN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210EL-C4NNPN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210EL-C3NNPN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210EL-C2NNPN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA210EL-C1NNPN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-C6NNFN2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-C6NNFN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-C5NNFN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-C4NNFN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210AL-C3NNFN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-C2NNFN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA210AL-C1NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [R A I D (3 . 5 型シリアル ATA II) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-C6NNFN2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-C6NNFN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-C5NNFN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-C4NNFN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210BL-C3NNFN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-C2NNFN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210BL-C1NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [60S-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-B6NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-B5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-B4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-B6NNKN2				GQV210AL-B5NNKN2	GQV210AL-B4NNKN2	GQV210AL-B3NNKN2	GQV210AL-B2NNKN2	GQV210AL-B1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-B6NNKN2				GQU210AL-B5NNKN2	GQU210AL-B4NNKN2	GQU210AL-B3NNKN2	GQU210AL-B2NNKN2	GQU210AL-B1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-B6NNKNH				GQV210AL-B5NNKNH	GQV210AL-B4NNKNH	GQV210AL-B3NNKNH	GQV210AL-B2NNKNH	GQV210AL-B1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-B6NNKNH				GQU210AL-B5NNKNH	GQU210AL-B4NNKNH	GQU210AL-B3NNKNH	GQU210AL-B2NNKNH	GQU210AL-B1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-B6NNKN0				GQA210AL-B5NNKN0	GQA210AL-B4NNKN0	GQA210AL-B3NNKN0	GQA210AL-B2NNKN0	GQA210AL-B1NNKN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [R A I D (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリ ア ル ATA II I/F	選 択 (*2) (*4)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-B6NNKN2	完 売 し ま し た 。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-B5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-B4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-B6NNKN2				GQV210BL-B5NNKN2	GQV210BL-B4NNKN2	GQV210BL-B3NNKN2	GQV210BL-B2NNKN2	GQV210BL-B1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-B6NNKN2				GQU210BL-B5NNKN2	GQU210BL-B4NNKN2	GQU210BL-B3NNKN2	GQU210BL-B2NNKN2	GQU210BL-B1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-B6NNKNH				GQV210BL-B5NNKNH	GQV210BL-B4NNKNH	GQV210BL-B3NNKNH	GQV210BL-B2NNKNH	GQV210BL-B1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-B6NNKNH				GQU210BL-B5NNKNH	GQU210BL-B4NNKNH	GQU210BL-B3NNKNH	GQU210BL-B2NNKNH	GQU210BL-B1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS な し モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-B6NNKNO				GQA210BL-B5NNKNO	GQA210BL-B4NNKNO	GQA210BL-B3NNKNO	GQA210BL-B2NNKNO	GQA210BL-B1NNKNO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。必要な RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 E L [R A I D (2 . 5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^ー	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセンス) バンド ^ル モデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホ ^ー ト ^ー HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210EL-B6NNPN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210EL-B5NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-B4NNPN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210EL-B3NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-B2NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210EL-B1NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-B6NNPN2				GQV210EL-B5NNPN2	GQV210EL-B4NNPN2	GQV210EL-B3NNPN2	GQV210EL-B2NNPN2	GQV210EL-B1NNPN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-B6NNPN2				GQU210EL-B5NNPN2	GQU210EL-B4NNPN2	GQU210EL-B3NNPN2	GQU210EL-B2NNPN2	GQU210EL-B1NNPN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-B6NNPNH				GQV210EL-B5NNPNH	GQV210EL-B4NNPNH	GQV210EL-B3NNPNH	GQV210EL-B2NNPNH	GQV210EL-B1NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-B6NNPNH				GQU210EL-B5NNPNH	GQU210EL-B4NNPNH	GQU210EL-B3NNPNH	GQU210EL-B2NNPNH	GQU210EL-B1NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210EL-B6NNPN0				GQA210EL-B5NNPN0	GQA210EL-B4NNPN0	GQA210EL-B3NNPN0	GQA210EL-B2NNPN0	GQA210EL-B1NNPN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10用] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-B6NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-B5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-B4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-B6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-B5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-B4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-B6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-B5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-B4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-B6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-B5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-B4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-B1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-B6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-B5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-B4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-B1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-B6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-B5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-B4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210AL-B3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-B2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210AL-B1NNFN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux)・JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux)・JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*20: おまかせ安心モデル (4年) の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [R A I D (3.5 型シリアル ATA II) R A I D 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^ー	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセンス) バンド ^ル モデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シ ^リ アル ATA II I/F RAID 追加 機能サ ^ポ ート用 (*11)	選 ^択 (*2) (*4)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-B6NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-B5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-B4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-B6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-B5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-B4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-B6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-B5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-B4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-B6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-B5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-B4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-B1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-B6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-B5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-B4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-B1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-B6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-B5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-B4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210BL-B3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-B2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210BL-B1NNFN0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-A6NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-A6NNKN2				GQV210AL-A5NNKN2	GQV210AL-A4NNKN2	GQV210AL-A3NNKN2	GQV210AL-A2NNKN2	GQV210AL-A1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-A6NNKN2				GQU210AL-A5NNKN2	GQU210AL-A4NNKN2	GQU210AL-A3NNKN2	GQU210AL-A2NNKN2	GQU210AL-A1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-A6NNKNH				GQV210AL-A5NNKNH	GQV210AL-A4NNKNH	GQV210AL-A3NNKNH	GQV210AL-A2NNKNH	GQV210AL-A1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-A6NNKNH				GQU210AL-A5NNKNH	GQU210AL-A4NNKNH	GQU210AL-A3NNKNH	GQU210AL-A2NNKNH	GQU210AL-A1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-A6NNKNO				GQA210AL-A5NNKNO	GQA210AL-A4NNKNO	GQA210AL-A3NNKNO	GQA210AL-A2NNKNO	GQA210AL-A1NNKNO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [R A I D (3.5 型 S A T A I I)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリ ア ル ATA II I/F	選 択 (*2) (*4)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-A6NNKN2	完 売 し ま し た。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-A6NNKN2				GQV210BL-A5NNKN2	GQV210BL-A4NNKN2	GQV210BL-A3NNKN2	GQV210BL-A2NNKN2	GQV210BL-A1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-A6NNKN2				GQU210BL-A5NNKN2	GQU210BL-A4NNKN2	GQU210BL-A3NNKN2	GQU210BL-A2NNKN2	GQU210BL-A1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-A6NNKNH				GQV210BL-A5NNKNH	GQV210BL-A4NNKNH	GQV210BL-A3NNKNH	GQV210BL-A2NNKNH	GQV210BL-A1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-A6NNKNH				GQU210BL-A5NNKNH	GQU210BL-A4NNKNH	GQU210BL-A3NNKNH	GQU210BL-A2NNKNH	GQU210BL-A1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS な し モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-A6NNKN0				GQA210BL-A5NNKN0	GQA210BL-A4NNKN0	GQA210BL-A3NNKN0	GQA210BL-A2NNKN0	GQA210BL-A1NNKN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード'保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 E L [R A I D (2 . 5 型 S A S 1 . 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホ ー ト HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選 択 (*2) (*5) (*8)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210EL-A6NNPN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210EL-A5NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-A4NNPN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210EL-A3NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-A2NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210EL-A1NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-A6NNPN2				GQV210EL-A5NNPN2					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-A4NNPN2				GQV210EL-A3NNPN2					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210EL-A2NNPN2				GQV210EL-A1NNPN2					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-A6NNPN2				GQU210EL-A5NNPN2	GQU210EL-A4NNPN2	GQU210EL-A3NNPN2	GQU210EL-A2NNPN2	GQU210EL-A1NNPN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-A6NNPNH				GQV210EL-A5NNPNH	GQV210EL-A4NNPNH	GQV210EL-A3NNPNH	GQV210EL-A2NNPNH	GQV210EL-A1NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-A6NNPNH				GQU210EL-A5NNPNH	GQU210EL-A4NNPNH	GQU210EL-A3NNPNH	GQU210EL-A2NNPNH	GQU210EL-A1NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210EL-A6NNPN0				GQA210EL-A5NNPN0	GQA210EL-A4NNPN0	GQA210EL-A3NNPN0	GQA210EL-A2NNPN0	GQA210EL-A1NNPN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード 保守サービス (有償)」にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) R A I D 追加機能*1-10用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポ ート用 (*10)	選 択 (*2) (*3)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-A6NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レインストールモデ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-A6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レインストールモデ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-A6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービ ス付き]モデ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-A6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-A5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-A4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-A1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービ ス付き]モデ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-A6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-A5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-A4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-A1NNFNH									
OS なしモデ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-A6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-A5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-A4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210AL-A3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-A2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210AL-A1NNFN0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。必要な RAID レベル0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [R A I D (3.5 型シリアル ATA II) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-A6NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-A6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-A6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-A6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-A5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-A4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-A1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-A6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-A5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-A4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-A1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-A6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-A5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-A4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210BL-A3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-A2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210BL-A1NNFN0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7x24「グレード」保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-T6NNKN2	完売しました。									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-T5NNKN2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-T4NNKN2										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-T3NNKN2										
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-T2NNKN2										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-T1NNKN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T6NNKN2				GQV210AL-T5NNKN2	GQV210AL-T4NNKN2	GQV210AL-T3NNKN2	GQV210AL-T2NNKN2	GQV210AL-T1NNKN2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T5NNKN2				GQV210AL-T4NNKN2	GQV210AL-T3NNKN2	GQV210AL-T2NNKN2	GQV210AL-T1NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T4NNKN2				GQV210AL-T3NNKN2	GQV210AL-T2NNKN2	GQV210AL-T1NNKN2				
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-T3NNKN2				GQV210AL-T2NNKN2	GQV210AL-T1NNKN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T2NNKN2				GQV210AL-T1NNKN2						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-T1NNKN2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T6NNKN2				GQU210AL-T5NNKN2	GQU210AL-T4NNKN2	GQU210AL-T3NNKN2	GQU210AL-T2NNKN2	GQU210AL-T1NNKN2		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T5NNKN2				GQU210AL-T4NNKN2	GQU210AL-T3NNKN2	GQU210AL-T2NNKN2	GQU210AL-T1NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T4NNKN2				GQU210AL-T3NNKN2	GQU210AL-T2NNKN2	GQU210AL-T1NNKN2				
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-T3NNKN2				GQU210AL-T2NNKN2	GQU210AL-T1NNKN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T2NNKN2				GQU210AL-T1NNKN2						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-T1NNKN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T6NNKNH				GQV210AL-T5NNKNH	GQV210AL-T4NNKNH	GQV210AL-T3NNKNH	GQV210AL-T2NNKNH	GQV210AL-T1NNKNH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T5NNKNH				GQV210AL-T4NNKNH	GQV210AL-T3NNKNH	GQV210AL-T2NNKNH	GQV210AL-T1NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T4NNKNH				GQV210AL-T3NNKNH	GQV210AL-T2NNKNH	GQV210AL-T1NNKNH				
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-T3NNKNH				GQV210AL-T2NNKNH	GQV210AL-T1NNKNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T2NNKNH				GQV210AL-T1NNKNH						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-T1NNKNH										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T6NNKNH				GQU210AL-T5NNKNH	GQU210AL-T4NNKNH	GQU210AL-T3NNKNH	GQU210AL-T2NNKNH	GQU210AL-T1NNKNH		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T5NNKNH				GQU210AL-T4NNKNH	GQU210AL-T3NNKNH	GQU210AL-T2NNKNH	GQU210AL-T1NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T4NNKNH				GQU210AL-T3NNKNH	GQU210AL-T2NNKNH	GQU210AL-T1NNKNH				
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-T3NNKNH				GQU210AL-T2NNKNH	GQU210AL-T1NNKNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T2NNKNH				GQU210AL-T1NNKNH						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-T1NNKNH										
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-T6NNKNO				GQA210AL-T5NNKNO	GQA210AL-T4NNKNO	GQA210AL-T3NNKNO	GQA210AL-T2NNKNO	GQA210AL-T1NNKNO		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-T5NNKNO				GQA210AL-T4NNKNO	GQA210AL-T3NNKNO	GQA210AL-T2NNKNO	GQA210AL-T1NNKNO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-T4NNKNO				GQA210AL-T3NNKNO	GQA210AL-T2NNKNO	GQA210AL-T1NNKNO				
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210AL-T3NNKNO				GQA210AL-T2NNKNO	GQA210AL-T1NNKNO					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-T2NNKNO				GQA210AL-T1NNKNO						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210AL-T1NNKNO										
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2														
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [R A I D (3.5 型 S I A T A I I)] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィス クアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-T6NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-T5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-T4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-T3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-T2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-T1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNKN2				GQV210BL-T5NNKN2	GQV210BL-T4NNKN2	GQV210BL-T3NNKN2	GQV210BL-T2NNKN2	GQV210BL-T1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNKN2				GQU210BL-T5NNKN2	GQU210BL-T4NNKN2	GQU210BL-T3NNKN2	GQU210BL-T2NNKN2	GQU210BL-T1NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNKNH				GQV210BL-T5NNKNH	GQV210BL-T4NNKNH	GQV210BL-T3NNKNH	GQV210BL-T2NNKNH	GQV210BL-T1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNKNH				GQU210BL-T5NNKNH	GQU210BL-T4NNKNH	GQU210BL-T3NNKNH	GQU210BL-T2NNKNH	GQU210BL-T1NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	GQA210BL-T6NNKN0				GQA210BL-T5NNKN0				GQA210BL-T4NNKN0	GQA210BL-T3NNKN0	GQA210BL-T2NNKN0	GQA210BL-T1NNKN0		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード 保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 E L [R A I D (2 . 5 型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサ ^ー	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セッ ^ト 形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセンス) バ ^ン ドルモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホ ^ー ト ^ー HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選 ^択 (*2) (*5) (*8)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210EL-T6NNPN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210EL-T5NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-T4NNPN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210EL-T3NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210EL-T2NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210EL-T1NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インスト ^ー ルモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-T6NNPN2				GQV210EL-T5NNPN2					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210EL-T4NNPN2				GQV210EL-T3NNPN2					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210EL-T2NNPN2				GQV210EL-T1NNPN2					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210EL-T6NNPN2				GQU210EL-T5NNPN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210EL-T4NNPN2				GQU210EL-T3NNPN2					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210EL-T2NNPN2				GQU210EL-T1NNPN2					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^ー ルモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-T6NNPN2				GQU210EL-T5NNPN2					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-T4NNPN2				GQU210EL-T3NNPN2					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210EL-T2NNPN2				GQU210EL-T1NNPN2					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210EL-T6NNPNH				GQV210EL-T5NNPNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210EL-T4NNPNH				GQV210EL-T3NNPNH					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210EL-T2NNPNH				GQV210EL-T1NNPNH					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インスト ^ー ル代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-T6NNPNH				GQU210EL-T5NNPNH					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210EL-T4NNPNH				GQU210EL-T3NNPNH					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210EL-T2NNPNH				GQU210EL-T1NNPNH					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210EL-T6NNPNO				GQA210EL-T5NNPNO					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210EL-T4NNPNO				GQA210EL-T3NNPNO					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210EL-T2NNPNO				GQA210EL-T1NNPNO					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インスト ^ー ル代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210EL-T6NNPNO				GQA210EL-T5NNPNO					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210EL-T4NNPNO				GQA210EL-T3NNPNO					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210EL-T2NNPNO				GQA210EL-T1NNPNO					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモ ^デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。必要な RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は77アップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サポート用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-T6NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210AL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210AL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210AL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210AL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210AL-T5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210AL-T3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210AL-T2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210AL-T1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210AL-T5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210AL-T3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210AL-T2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210AL-T1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-T6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210AL-T5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-T4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210AL-T3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210AL-T2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210AL-T1NNFN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [R A I D (3.5 型シリアル ATA II) RAID 追加機能サポ-ト用] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィス クアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210BL-T6NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW210BL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW210BL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW210BL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW210BL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFN2				GQV210BL-T5NNFN2	GQV210BL-T4NNFN2	GQV210BL-T3NNFN2	GQV210BL-T2NNFN2	GQV210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFN2				GQV210BL-T5NNFN2	GQV210BL-T4NNFN2	GQV210BL-T3NNFN2	GQV210BL-T2NNFN2	GQV210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFN2				GQV210BL-T5NNFN2	GQV210BL-T4NNFN2	GQV210BL-T3NNFN2	GQV210BL-T2NNFN2	GQV210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-T6NNFN2				GQV210BL-T5NNFN2	GQV210BL-T4NNFN2	GQV210BL-T3NNFN2	GQV210BL-T2NNFN2	GQV210BL-T1NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFN2				GQV210BL-T5NNFN2	GQV210BL-T4NNFN2	GQV210BL-T3NNFN2	GQV210BL-T2NNFN2	GQV210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-T6NNFN2				GQV210BL-T5NNFN2	GQV210BL-T4NNFN2	GQV210BL-T3NNFN2	GQV210BL-T2NNFN2	GQV210BL-T1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFN2				GQU210BL-T5NNFN2	GQU210BL-T4NNFN2	GQU210BL-T3NNFN2	GQU210BL-T2NNFN2	GQU210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFN2				GQU210BL-T5NNFN2	GQU210BL-T4NNFN2	GQU210BL-T3NNFN2	GQU210BL-T2NNFN2	GQU210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFN2				GQU210BL-T5NNFN2	GQU210BL-T4NNFN2	GQU210BL-T3NNFN2	GQU210BL-T2NNFN2	GQU210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-T6NNFN2				GQU210BL-T5NNFN2	GQU210BL-T4NNFN2	GQU210BL-T3NNFN2	GQU210BL-T2NNFN2	GQU210BL-T1NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFN2				GQU210BL-T5NNFN2	GQU210BL-T4NNFN2	GQU210BL-T3NNFN2	GQU210BL-T2NNFN2	GQU210BL-T1NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-T6NNFN2				GQU210BL-T5NNFN2	GQU210BL-T4NNFN2	GQU210BL-T3NNFN2	GQU210BL-T2NNFN2	GQU210BL-T1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFNH				GQV210BL-T5NNFNH	GQV210BL-T4NNFNH	GQV210BL-T3NNFNH	GQV210BL-T2NNFNH	GQV210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFNH				GQV210BL-T5NNFNH	GQV210BL-T4NNFNH	GQV210BL-T3NNFNH	GQV210BL-T2NNFNH	GQV210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFNH				GQV210BL-T5NNFNH	GQV210BL-T4NNFNH	GQV210BL-T3NNFNH	GQV210BL-T2NNFNH	GQV210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV210BL-T6NNFNH				GQV210BL-T5NNFNH	GQV210BL-T4NNFNH	GQV210BL-T3NNFNH	GQV210BL-T2NNFNH	GQV210BL-T1NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV210BL-T6NNFNH				GQV210BL-T5NNFNH	GQV210BL-T4NNFNH	GQV210BL-T3NNFNH	GQV210BL-T2NNFNH	GQV210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV210BL-T6NNFNH				GQV210BL-T5NNFNH	GQV210BL-T4NNFNH	GQV210BL-T3NNFNH	GQV210BL-T2NNFNH	GQV210BL-T1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFNH				GQU210BL-T5NNFNH	GQU210BL-T4NNFNH	GQU210BL-T3NNFNH	GQU210BL-T2NNFNH	GQU210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFNH				GQU210BL-T5NNFNH	GQU210BL-T4NNFNH	GQU210BL-T3NNFNH	GQU210BL-T2NNFNH	GQU210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFNH				GQU210BL-T5NNFNH	GQU210BL-T4NNFNH	GQU210BL-T3NNFNH	GQU210BL-T2NNFNH	GQU210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU210BL-T6NNFNH				GQU210BL-T5NNFNH	GQU210BL-T4NNFNH	GQU210BL-T3NNFNH	GQU210BL-T2NNFNH	GQU210BL-T1NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU210BL-T6NNFNH				GQU210BL-T5NNFNH	GQU210BL-T4NNFNH	GQU210BL-T3NNFNH	GQU210BL-T2NNFNH	GQU210BL-T1NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU210BL-T6NNFNH				GQU210BL-T5NNFNH	GQU210BL-T4NNFNH	GQU210BL-T3NNFNH	GQU210BL-T2NNFNH	GQU210BL-T1NNFNH	
OS なしモデ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-T6NNFN0				GQA210BL-T5NNFN0	GQA210BL-T4NNFN0	GQA210BL-T3NNFN0	GQA210BL-T2NNFN0	GQA210BL-T1NNFN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA210BL-T6NNFN0				GQA210BL-T5NNFN0	GQA210BL-T4NNFN0	GQA210BL-T3NNFN0	GQA210BL-T2NNFN0	GQA210BL-T1NNFN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-T6NNFN0				GQA210BL-T5NNFN0	GQA210BL-T4NNFN0	GQA210BL-T3NNFN0	GQA210BL-T2NNFN0	GQA210BL-T1NNFN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA210BL-T6NNFN0				GQA210BL-T5NNFN0	GQA210BL-T4NNFN0	GQA210BL-T3NNFN0	GQA210BL-T2NNFN0	GQA210BL-T1NNFN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA210BL-T6NNFN0				GQA210BL-T5NNFN0	GQA210BL-T4NNFN0	GQA210BL-T3NNFN0	GQA210BL-T2NNFN0	GQA210BL-T1NNFN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA210BL-T6NNFN0				GQA210BL-T5NNFN0	GQA210BL-T4NNFN0	GQA210BL-T3NNFN0	GQA210BL-T2NNFN0	GQA210BL-T1NNFN0	
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7x24「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] ロングライフサポートモデル / ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
									維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-L6NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW210AL-L5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW210AL-L4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW210AL-L3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW210AL-L2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW210AL-L1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV210AL-L6NNKN2				GQV210AL-L5NNKN2					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV210AL-L4NNKN2				GQV210AL-L3NNKN2					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV210AL-L2NNKN2				GQV210AL-L1NNKN2					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU210AL-L6NNKN2				GQU210AL-L5NNKN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L4NNKN2				GQU210AL-L3NNKN2					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU210AL-L2NNKN2				GQU210AL-L1NNKN2					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L6NNKN2				GQV210AL-L6NNKNH					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L5NNKN2				GQV210AL-L5NNKNH					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L4NNKN2				GQV210AL-L4NNKNH					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU210AL-L3NNKN2				GQV210AL-L3NNKNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L2NNKN2				GQV210AL-L2NNKNH					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU210AL-L1NNKN2				GQV210AL-L1NNKNH					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L6NNKNH				GQU210AL-L6NNKNH					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L5NNKNH				GQU210AL-L5NNKNH					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L4NNKNH				GQU210AL-L4NNKNH					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU210AL-L3NNKNH				GQU210AL-L3NNKNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L2NNKNH				GQU210AL-L2NNKNH					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU210AL-L1NNKNH				GQU210AL-L1NNKNH					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQA210AL-L6NNKNO				GQA210AL-L6NNKNO					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQA210AL-L5NNKNO				GQA210AL-L5NNKNO					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA210AL-L4NNKNO				GQA210AL-L4NNKNO					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQA210AL-L3NNKNO				GQA210AL-L3NNKNO					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA210AL-L2NNKNO				GQA210AL-L2NNKNO					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA210AL-L1NNKNO				GQA210AL-L1NNKNO					
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)															
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2														
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*6: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ月前後'保守サービス(有償)'にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 E L [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
									維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 本ポート HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*7) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210EL-L6NNPN2	完売しました。		――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW210EL-L5NNPN2			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW210EL-L4NNPN2			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW210EL-L3NNPN2			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW210EL-L2NNPN2			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW210EL-L1NNPN2			――						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV210EL-L6NNPN2			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV210EL-L5NNPN2			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV210EL-L4NNPN2			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV210EL-L3NNPN2			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV210EL-L2NNPN2			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV210EL-L1NNPN2			――						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU210EL-L6NNPN2			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU210EL-L5NNPN2			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU210EL-L4NNPN2			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU210EL-L3NNPN2			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU210EL-L2NNPN2			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU210EL-L1NNPN2			――						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV210EL-L6NNPNH			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV210EL-L5NNPNH			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV210EL-L4NNPNH			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV210EL-L3NNPNH			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV210EL-L2NNPNH			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV210EL-L1NNPNH			――						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU210EL-L6NNPNH			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU210EL-L5NNPNH			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU210EL-L4NNPNH			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU210EL-L3NNPNH			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU210EL-L2NNPNH			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU210EL-L1NNPNH			――						
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQA210EL-L6NNPNO			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQA210EL-L5NNPNO			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA210EL-L4NNPNO			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQA210EL-L3NNPNO			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA210EL-L2NNPNO			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA210EL-L1NNPNO			――						
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2														
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*7: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1、10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード'保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-10	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW210AL-L6NNFN2	完売しました。		
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW210AL-L5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW210AL-L4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW210AL-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW210AL-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQW210AL-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV210AL-L6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV210AL-L5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV210AL-L4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV210AL-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV210AL-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV210AL-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU210AL-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU210AL-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV210AL-L6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV210AL-L5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV210AL-L4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV210AL-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV210AL-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV210AL-L1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU210AL-L5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU210AL-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU210AL-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU210AL-L1NNFNH			
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQA210AL-L6NNFN0			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQA210AL-L5NNFN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA210AL-L4NNFN0			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQA210AL-L3NNFN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA210AL-L2NNFN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQA210AL-L1NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *10: RAID追加機能サポートモデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

RS210 AL
RS210 BL
RS210 EL

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDDP2P0BEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP2P0B)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDPL2P1BEX) [カスタム]
(GQ-ECDDPL2P1B)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5603 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECDDPQ1P6BEX) [カスタム]
(GQ-ECDDPQ1P6B)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDPQ2P4BEX) [カスタム]
(GQ-ECDDPQ2P4B)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5649 (2.53GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDPH2P5BEX) [カスタム]
(GQ-ECDDPH2P5B)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5675 (3.06GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDPH3P0BEX) [カスタム]
(GQ-ECDDPH3P0B)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体1/F&スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATAインタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/RS210 AL, BL, EL>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS210 AL
RS210 BL
RS210 EL

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

- ・DDR3メモリーボードとLV-DDR3メモリーボードは混在搭載できません。

- 同時
- メモリーボード
〔1GB (1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ701G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔2GB (2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ702G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔4GB (4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔8GB (8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔16GB (16GBx1):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ716G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

同時


- ・CPU (Xeon E5503) 構成時、LV-DDR3メモリーボードは搭載できません。

- 同時
- メモリーボード
〔1GB (1GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ701G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔2GB (2GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ702G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔4GB (4GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔8GB (8GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリー搭載条件表


<HA8000/RS210 AL, BL, EL>

- ・DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2W) と LV-DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2WE) の混在搭載はできません。
- ・CPU (Xeon E5503) 構成時は、LV-DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2WE) は搭載できません。
- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリーの動作周波数は、メモリーコントローラーの全チャネルが同一周波数で動作する為、各スロットに搭載のメモリー動作周波数の最も遅い周波数で動作します。但し、搭載のCPUがサポートするメモリー動作最高周波数 (Xeon E5503:800MHz/Xeon L5630:1066MHz/Xeon E5603:1066MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5649:1333MHz/Xeon X5675:1333MHz) 以上の周波数では動作はしません。
- ・CPU (Xeon E5649/Xeon X5675) 構成にて、1つのChannelに2枚のLV-DDRメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode をサポートします。(CPU (Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS210 AL
RS210 BL
RS210 EL

10 10 10

【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔1GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔16GB (16GBx2) : DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔1GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。




メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS210 AL
RS210 BL
RS210 EL

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

10 10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔32GB (16GBx2) : DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。




メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS210 AL
RS210 BL
RS210 EL

10 10 10

【Spare Channel Mode 設定出荷用】（CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート）

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ703G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ706G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ712G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ724G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔32GB (16GBx3) : DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ748G2WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

同時


メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ703G2WESEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ706G2WESEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ712G2WESEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ724G2WESEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX/GQ-MJ7xxG2WEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX/GQ-MJ7xxG2WELEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX/GQ-MJ7xxG2WESEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX/GQ-MJ7xxG2WEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX/GQ-MJ7xxG2WELEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX/GQ-MJ7xxG2WESEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	—	16GB	—	16GB	—	16GB
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。


RS210 AL
RS210 BL
RS210 EL



同時

UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ



同時

UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)


2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ



同時

UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)


2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ



同時

UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)


2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ



同時

UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP 10G 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ



Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスカレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 / BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカレイシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスカレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 / BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカレイシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ




*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスカレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 / BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカレイシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AL
RS210 BL
RS210 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



SASボード
・ [PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム]
(GQ-CE7205)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立レリスの混在接続はできません。



選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートダグ へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートダグ へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム]
(GQ-CC7811)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立レリスの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立レリスの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821, ディスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)



選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立レリスシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, テープレット]
(GQ-CC7821EX) [カスタム]
(GQ-CC7821)
・ スタンダード PCI スロット搭載用


*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立レリスの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立レリスの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821, ディスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)



選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立レリスシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立レリスシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A L [RAID(2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
ディスクアレイコントローラボード (*4)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	①
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	①
S C S I ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*1)	G0-SCN757200ONEX	[2]	2	①	②
L A N ボード(1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
L A N ボード(1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN758200ONEX	[3]	2	①	②
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
L A N ボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN75A2EX G0-CN75A2	[1]	1	×	①
L A N ボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
L A N ボード(10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
L A N ボードセット(iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN757500ONEX	[4]	2	①	②
L A N ボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
L A N ボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
S A S ボード(6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
F i b r e C h a n n e l ボード(8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
F i b r e C h a n n e l ボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設スリ装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(スタンダードスロット→LowProfileスロット)変更はできません。
*2:LAN ボードセット(G0-SCN75x200ONEX)およびLAN ボード(G0-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみサポートします。
*4:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。


<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B L [RAID(3.5 型シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
ディスクアレイコントローラボード (*4)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	①
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	①
S C S I ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*1)	G0-SCN757200ONEX	[2]	2	①	②
L A N ボード(1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
L A N ボード(1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN758200ONEX	[3]	2	①	②
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
L A N ボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN75A2EX G0-CN75A2	[1]	1	×	①
L A N ボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
L A N ボード(10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
L A N ボードセット(iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN757500ONEX	[4]	2	①	②
L A N ボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
L A N ボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
S A S ボード(6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
F i b r e C h a n n e l ボード(8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
F i b r e C h a n n e l ボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設スリ装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(スタンダードスロット→LowProfileスロット)変更はできません。
*2:LAN ボードセット(G0-SCN75x200ONEX)およびLAN ボード(G0-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみサポートします。
*4:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。


<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 E L [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*1)	G0-SCN7572000NEX	[2]	2	①	②
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN7582000NEX	[3]	2	①	②
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	G0-CN75A2EX G0-CN75A2	[1]	1	×	①
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LAN ボード (100BASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
LAN ボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN7575000NEX	[4]	2	①	②
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(スタンダードスロット→LowProfileスロット)変更はできません。
*2:LAN ボードセット (G0-SCN75x2000NEX) および LAN ボード (G0-CN75x3) 専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみサポートします。
*4:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210AL [RAID(2.5型SAS2.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			2.5 型 (*1) (*3)						5 型 (D16-ROM 専用)	
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NVLEX GQ-UH7146NVLRX GQ-UH7146NVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300NVLEX GQ-UH7300NVLRX GQ-UH7300NVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7450NVLEX GQ-UH7450NVLRX GQ-UH7450NVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7600NVLEX GQ-UH7600NVLRX GQ-UH7600NVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7073PVLLEX GQ-UH7073PVLVRX GQ-UH7073PVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PVLLEX GQ-UH7146PVLVRX GQ-UH7146PVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300PVLLEX GQ-UH7300PVLVRX GQ-UH7300PVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵SSD (64GB, シリ* ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70647GEX GQ-UH70647GCX GQ-UH70647GRX GQ-UH70647G	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵SSD (80GB, シリ* ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70807GEX GQ-UH70807GCX GQ-UH70807GRX GQ-UH70807G	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	●	

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。
*3:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

<HA8000/RS210BL [RAID(3.5型シリアルATA II)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			5 型 (D16-電源 専用)
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72505EEX GQ-UH72505ERX GQ-UH72505E	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75005EEX GQ-UH75005ERX GQ-UH75005E	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH710005EEX GQ-UH710005ERX GQ-UH710005E	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH720005EEX GQ-UH720005ERX GQ-UH720005E	3	①	②	③	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

<HA8000/RS210EL [RAID(2.5型SAS1.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			2.5 型 (*1) (*3)						5 型 のみに 専用	
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146HVLEX GQ-UH7146HVLRX GQ-UH7146HVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300HVLEX GQ-UH7300HVLRX GQ-UH7300HVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7450HVLEX GQ-UH7450HVLRX GQ-UH7450HVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7600HVLEX GQ-UH7600HVLRX GQ-UH7600HVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7073JVLLEX GQ-UH7073JVLVRX GQ-UH7073JVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146JVLLEX GQ-UH7146JVLVRX GQ-UH7146JVL	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	●	


(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
*2:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*3:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション


<RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427.0(W)x30.0(D)x43.5(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。





●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。





RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID FastPath : FastPath 機能(内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能(内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) QQS-VSS7B3H0EX
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID FastPath) QQS-VSS7B3J0EX
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID CacheCade) QQS-VSS7B3K0EX
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名
 - ・ QQS-VSS7BR00EX
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

HAモニタ対応BMCファームウェア

- HAモニタ対応BMCファームウェアについて
 - ・ クラスタソフトウェアHAモニタ対応用のBMCファームウェアです。
HAモニタの詳細は、下記Webサイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAmoitor/index.html>
- 形名
 - ・ QQS-VSS7BH00EX 工場搭載出荷用(リモートコンソールオプション対応(リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]を含む))
 - ・ QQS-VSS7BH10EX 工場搭載出荷用(リモートコンソールオプション非対応)
 - ・ QQS-VSS7BH01 既設装置増設用(リモートコンソールオプション対応/ロングライフモデル非対応)
 - ・ QQS-VSS7BH02 既設装置増設用(リモートコンソールオプション対応/ロングライフモデル対応)
 - ・ QQS-VSS7BH11 既設装置増設用(リモートコンソールオプション非対応/ロングライフモデル非対応)
 - ・ QQS-VSS7BH12 既設装置増設用(リモートコンソールオプション非対応/ロングライフモデル対応)
- HAモニタ対応BMCファームウェアの販売方法
 - ・ 工場搭載出荷用のHAモニタ対応BMCファームウェアは、リモートコンソールオプション対応の有無により手配形名が分かれます。構成を確認し対応の形名を選択ください。尚、リモートコンソール機能対応用の形名[QQS-VSS7BH00EX]には、「リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]」を含みますので、注意願います。

		リモートコンソールオプション	
		無	有
HAモニタ対応 BMCファームウェア	無		リモートコンソールオプション [QQS-VSS7BR00EX]
	有	HAモニタ対応BMCファームウェア [QQS-VSS7BH10EX]	HAモニタ対応BMCファームウェア [QQS-VSS7BH00EX] (※1)

※1: HAモニタ対応BMCファームウェア[QQS-VSS7BH00EX]選択時は、リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]を含みますので、リモートコンソールオプションの選択は不要です。

又、既設装置への増設時は、既設装置の「リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]」搭載の有無及び「ロングライフモデル」であるか否かを確認し、対応の形名を選択ください。

・ 既設装置へ増設用のHAモニタ対応BMCファームウェアは、セットアップメニュー非対応オプションですので、入替はユーザ作業となります。(オプション増設サービスについては、搬入のみのサービスを選択願います。)