

日立アドバンストサーバ HA8000シリーズ
Lモデル（2011年05月～モデル）
（SS10xL, TS10xL, TS20xL, RS110xL, RS210xL, RS220xL, RS440xL モデル版）
システム構成図

（2013年2月22日現在）

サーバのスペックを選択いただくだけで、
構成と希望小売価格を手軽に
表示できます。

HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

HA8000series

HITACHI

「日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

＜他社所有商標に関する表示＞

- ・インテル、Intel、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
 - ・ENERGY STARとENERGY STARマークは、米国の登録商標です。
 - ・Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標または商標です。
 - ・VMware、VMware vSphere、ESX、ESXiは、VMware, Inc. の米国および、各国での登録商標または商標です。
 - ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
 - ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
 - ・80PLUSは、米国Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。
- 商標について <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

＜断り書き＞

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G620をPentium G620に、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G850をPentium G850に、
Intel (R) Core (TM) i3-2120をCore i3-2120に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1220をXeon E3-1220に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1270をXeon E3-1270に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1280をXeon E3-1280に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5603をXeon E5603に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5649をXeon E5649に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5675をXeon X5675に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5690をXeon X5690に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4807をXeon E7-4807に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4850をXeon E7-4850に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4870をXeon E7-4870に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料に掲載の販売中の製品は、RoHS指令のrecast(2011/65/EU) [改正RoHS指令]で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。尚、完売となりました一部の内蔵デバイスにおいては、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応していません。2013. 01. 01. 以降改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応の内蔵デバイスを搭載したシステム装置は、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

- ・本資料で使用の単位は、

K	: 1, 024
k	: 10^3
M	: 10^6
G	: 10^9
T	: 10^{12}

で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタで
ご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えする
コールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 6 HA8000/RS220

(1) HA8000/RS220 AL, BL, EL (2011年05月～現在)



HA8000/RS220 AL, EL
(筐体色：黒)



HA8000/RS220 BL
(筐体色：黒)


HA8000/RS220 AL, BL, EL (2011年05月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 AL	RS220 BL	RS220 EL
			RAID(2.5 型 SAS2.0) モデル	RAID(3.5 型シリアル ATA II) モデル	RAID(2.5 型 SAS1.0) モデル
筐体タイプ			ラックタイプ [2 U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5503(2GHz)/L5630(2.13GHz)/E5603(1.60GHz)/E5620(2.40GHz)/E5649(2.53GHz)/X5675(3.06GHz)/X5690(3.46GHz) *16		
プロセッサ数(CPUコア数)	最小1/最大2		(Intel®Xeon® プロセッサ E5503:2, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5603/E5620:4, Intel®Xeon® プロセッサ E5649/X5675/X5690:6) *16		
	キャッシュメモリー	1 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5603/E5620: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5649/X5675/X5690: データ 6x32KB+命令 6x32KB *16		
		2 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5603/E5620: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5649/X5675/X5690: 6x256KB *16		
		3 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5603: 8MB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5649/X5675/X5690: 12MB *16		
チップセット			Intel 社製 5520		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5503/E5603: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5649: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5675/X5690: 6.40GT/s *16		
メインメモリー	容量		最小: 1GB/最大: 192GB [(96GB/CPU) x2]		
	スロット数		12 [(6 スロット/CPU) x2]		
	サポートメモリー容量		1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1), 16GB(16GBx1)		
	仕様		1GB/2GB/4GB/8GB: DDR3 1333 Registered DIMM(ECC 付き, SDDC 対応), 16GB: DDR3 1066 Registered DIMM(ECC 付き, SDDC 対応), 1GB/2GB/4GB/8GB: LV-DDR3 1333 Registered DIMM(ECC 付き, SDDC 対応), Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応		
表示機能	アクセラレータ/VRAM		Emulex Pilot2[オプション]/32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)		
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量	RAID 0	4.8TB(600GBx8) *4	12TB(2TBx6) *4	4.8TB((600GBx2)x4RAID) *5
		RAID 5	4.2TB(600GBx8) *4	10TB(2TBx6) *4	3.6TB((600GBx4)x2RAID) *5
	サポート HDD 容量		HDD: 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(2.5 型)/SSD: 64GB, 80GB(2.5 型)		73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(2.5 型)
	インタフェース		HDD: SAS2.0(6Gbps), SSD: シリアル ATA II /300		SAS
	回転数		10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min(73GB, 146GB, 300GB)		10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min(73GB, 146GB)
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応
RAID コントローラ	コントローラ		ROMB(LSI SAS2108 ROC) [専用スロット/PCI Express<x8>]		日立製 HRA381(Intel IOP348 ROC) [専用スロット/PCI Express<x8>]
	インタフェース		SAS2.0(6Gbps)		SAS
	チャネル数		8ポート(HDD1 台/ポート)		8ポート(HDD1 台/ポート)
	キャッシュ容量		512MB(SDRAM/ECC)		256MB(SDRAM/ECC)
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速(シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)		
拡張ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)		—	6	—
	2.5 型 (HDD 専用)		8	—	8
	5 型 (リムーバブルディスク用)		—	1	—
	5 型 (薄型)		1 (DVD-ROM にて占有)		
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express 2.0<x8>(LowProfile)x1, PCI Express 2.0<x4>(LowProfile)x1, PCI Express<x1>x1 *6		
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル(D-SUB9 ピン) x1, USB(USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1ポート<コンソール切替ユニット>又は<ディスプレイ/キーボードユニット>にて占有)] *7		
LAN	コントローラ	Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[標準/ポート管理モジュール専用]	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TXx1(RJ-45) [標準/ポート管理モジュール専用]		
		インタフェース	ポート *8		
		Wake On LAN 機能	—		
	外形寸法			485(W)x770(D)x87(H)mm[突起物含む], 435(W)x710(D)x87(H)mm[取付金具含まず]	
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 21.9kg(27.8kg)	約 23.2kg(31.4kg)	約 22.0kg(27.8kg)
電源	電圧 周波数		AC100V/AC200V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2 本)		
	冗長化電源		1 (標準)+1 (オプション[ロングライフポートモデルは標準]) [ホットプラグ 対応]		
冗長 FAN *9			ポート[ホットプラグ 対応]		
電力制御			静的パワーキャッピング/動的パワーキャッピング *10		
運用時消費電力 *11 / 最大消費電力			AC100V: 385W/650W, AC200V: 380W/635W	AC100V: 395W/670W, AC200V: 393W/656W	AC100V: 433W/609W, AC200V: 424W/598W
最大消費電流			AC100V: 7.7A, AC200V: 3.8A	AC100V: 7.9A, AC200V: 3.9A	AC100V: 7.2A, AC200V: 3.6A
省エネ法(2011 年度)		区分	J		
に基づく表示		エネルギー消費効率 *12	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 3.89, Intel®Xeon® プロセッサ E5603: 2.55, Intel®Xeon® プロセッサ L5630: 1.92, Intel®Xeon® プロセッサ E5620: 1.74, Intel®Xeon® プロセッサ E5649: 1.12, Intel®Xeon® プロセッサ X5675: 0.94, Intel®Xeon® プロセッサ X5690: 0.86 *16		
VCCI 基準 *13 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *14		
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付)(SP2) *15/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付)(SP2) *15		
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815w_ha8000.pdf		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows/Linux 版) [サート管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux 版) [サート管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サート管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [RS220AL/BL モデル用ディスク管理ツール], HRA Utility [RS220EL モデル用ディスク管理ツール], ハードウェア保守エージェント, システム情報採取ツール		
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル(2.5m) x1 本 [ロングライフポートモデルは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		


- *1:** Intel QuickPath Interconnectの略です。 ***2:** 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度・表示色が異なる場合があります。
- *3:** ハードディスクの容量表記は、1TB=1000/Byte, 1GB=1000/Byte換算値です。1TB=1024/Byte, 1GB=1024/Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *4:** RAID容量が2.1TB(2199GB)を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit: 論理ユニット)分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準LU設定は、1つ目のRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時: LU容量=RAID容量, RAID容量2.1TB超え時: LU容量=2.1TB(2199GB)(容量は機種により数MB異なります。)/残り未設定)
- *5:** OSをインストールする論理ドライブの容量は、2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。 ***6:** プロセッサ[Xeon X5690]搭載時は、PCI Express<x1>スロットへの拡張ボード搭載はできません。
- *7:** 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
- *8:** Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。
- *9:** プロセッサ[Xeon X5690]搭載時において、冷却方式(FAN数6→3)が変わるため、いずれかのFAN1つが停止した場合、プロセッサの周波数が1.60GHzに制限されます。
- *10:** プロセッサ[Xeon L5630]搭載時は、動的パワーキャッピング非サポートです。 ***11:** 通常使用時の目安の値です。
- *12:** エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTIPS)で除したものです。
- *13:** 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *14:** ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所十分に注意して導入してください。
- *15:** Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2008 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
- *16:** RS220ELモデルは、プロセッサ[Xeon X5690]非サポートです。

● 前面

<RS220AL, EL 型>



<RS220BL 型>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : キャニスターロック [RS220BL 型のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。キーNo. は、共通[1 種固定]となります。

C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220BL モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D : 拡張ストレージベイ (5 型(薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[RS220AL, EL 型のみ]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～6

[RS220BL 型のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C : 電源スロット 1, 2


電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ（U17）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-C7NNKN2	完売しました。
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C7NNKN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C7NNKN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C7NNKNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C7NNKNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-C7NNKNO	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-C6NNKNO	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-C5NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-C4NNKNO	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220AL-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220AL-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager


*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/RS220BL [RAID(3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル(5年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SATA II 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-C7NNKN2	完売しました。
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C7NNKN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C7NNKN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C6NNKN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C5NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C4NNKN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C7NNKNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C7NNKNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C6NNKNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C5NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C4NNKNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-C7NNKN0	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-C6NNKN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-C5NNKN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-C4NNKN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-C3NNKN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-C2NNKN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-C1NNKN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 E L [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 0-1* HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (+2) (+5) (+8)	選択 (+1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220EL-C6NNPN2	完売しました。
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220EL-C5NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-C4NNPN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220EL-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220EL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-C6NNPN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-C5NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-C4NNPN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220EL-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220EL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-C6NNPN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-C5NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-C4NNPN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220EL-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220EL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-C6NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-C5NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-C4NNPNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220EL-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220EL-C1NNPNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-C6NNPNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-C5NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-C4NNPNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220EL-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220EL-C1NNPNH	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-C6NNPN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-C5NNPN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220EL-C4NNPN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220EL-C3NNPN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220EL-C2NNPN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220EL-C1NNPN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-10	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-C7NNFN2	完売しました。
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C7NNFN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C7NNFN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C7NNFNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C7NNFNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-C7NNFN0	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-C6NNFN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-C5NNFN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-C4NNFN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220AL-C3NNFN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-C2NNFN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220AL-C1NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10 : RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B L [R A I D (3.5 型 S I A T A I I) R A I D 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SATA II I/F RAID 追加 機能キット用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-C7NNFN2	完売しました。
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C7NNFN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C7NNFN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C6NNFN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C5NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C4NNFN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C7NNFNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C7NNFNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C6NNFNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-C5NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C4NNFNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-C7NNFN0	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-C6NNFN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-C5NNFN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-C4NNFN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-C3NNFN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-C2NNFN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-C1NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11 : RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報1 を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW220AL-B7NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-B6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-B5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-B4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B7NNKN2				GQV220AL-B6NNKN2	GQV220AL-B5NNKN2	GQV220AL-B4NNKN2	GQV220AL-B3NNKN2	GQV220AL-B2NNKN2	GQV220AL-B1NNKN2
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B7NNKN2				GQU220AL-B6NNKN2	GQU220AL-B5NNKN2	GQU220AL-B4NNKN2	GQU220AL-B3NNKN2	GQU220AL-B2NNKN2	GQU220AL-B1NNKN2
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B7NNKNH				GQV220AL-B6NNKNH	GQV220AL-B5NNKNH	GQV220AL-B4NNKNH	GQV220AL-B3NNKNH	GQV220AL-B2NNKNH	GQV220AL-B1NNKNH
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B7NNKNH				GQU220AL-B6NNKNH	GQU220AL-B5NNKNH	GQU220AL-B4NNKNH	GQU220AL-B3NNKNH	GQU220AL-B2NNKNH	GQU220AL-B1NNKNH
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-B7NNKNO				GQA220AL-B6NNKNO	GQA220AL-B5NNKNO	GQA220AL-B4NNKNO	GQA220AL-B3NNKNO	GQA220AL-B2NNKNO	GQA220AL-B1NNKNO
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B L [R A I D (3.5 型 S I A T A II)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-B7NNKN2	完売しました。		
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-B6NNKN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-B5NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-B4NNKN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B7NNKN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B6NNKN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B5NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B4NNKN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B7NNKN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B6NNKN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B5NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B4NNKN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B7NNKNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B6NNKNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B5NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B4NNKNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-B3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-B1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B7NNKNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B6NNKNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B5NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B4NNKNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-B3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-B1NNKNH			
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-B7NNKN0			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-B6NNKN0			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-B5NNKN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-B4NNKN0			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-B3NNKN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-B2NNKN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-B1NNKN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20 : おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) ノラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6-ポート HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220EL-B6NNPN2	完売しました。									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220EL-B5NNPN2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-B4NNPN2										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220EL-B3NNPN2										
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-B2NNPN2										
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220EL-B1NNPN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)												GQV220EL-B6NNPN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												GQV220EL-B5NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												GQV220EL-B4NNPN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												GQV220EL-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												GQV220EL-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)												GQV220EL-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)												GQU220EL-B6NNPN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												GQU220EL-B5NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												GQU220EL-B4NNPN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												GQU220EL-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												GQU220EL-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)												GQU220EL-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)												GQV220EL-B6NNPNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)												GQV220EL-B5NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												GQV220EL-B4NNPNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)												GQV220EL-B3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												GQV220EL-B2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)												GQV220EL-B1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-B6NNPNH										
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-B5NNPNH										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-B4NNPNH										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220EL-B3NNPNH										
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-B2NNPNH										
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220EL-B1NNPNH										
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-B6NNPN0										
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-B5NNPN0										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220EL-B4NNPN0										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220EL-B3NNPN0										
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220EL-B2NNPN0										
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220EL-B1NNPN0										
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2														
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager														

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-10	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-B7NNFN2	完売しました。		
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-B6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-B5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-B4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-B4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-B4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-B5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-B4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-B1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-B5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-B4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-B1NNFNH			
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-B7NNFN0			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-B6NNFN0			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-B5NNFN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-B4NNFN0			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220AL-B3NNFN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-B2NNFN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220AL-B1NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10 : RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*20 : おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能*1 ート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアルATAⅡ I/F RAID 追加 機能*1 ート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-B7NNFN2	完売しました。		
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-B6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-B5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-B4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-B5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-B1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-B5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-B1NNFNH			
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-B7NNFN0			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-B6NNFN0			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-B5NNFN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-B4NNFN0			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-B3NNFN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-B2NNFN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-B1NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11 : RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*20 : おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (※22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-A7NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-A6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-A3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-A1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-A3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-A1NNKNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-A7NNKNO									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-A6NNKNO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-A5NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-A4NNKNO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220AL-A3NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-A2NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220AL-A1NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品		1000BASE-Tx2												
	標準添付品		JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager												

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22 : おまかせ安心モデル (3年) , ロングライフサポートモデル , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード 保守サービス (有償)」にて対応)

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、T7.1 OS 情報) を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-A7NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-A6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-A3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-A1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-A3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-A1NNKNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-A7NNKNO									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-A6NNKNO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-A5NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-A4NNKNO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-A3NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-A2NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-A1NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 E L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) ノラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 0 - 3 HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220EL-A6NNPN2	完売しました。								
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220EL-A5NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-A4NNPN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220EL-A3NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-A2NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220EL-A1NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-A6NNPN2				GQV220EL-A6NNPN2					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-A5NNPN2				GQV220EL-A5NNPN2					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-A4NNPN2				GQV220EL-A4NNPN2					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220EL-A3NNPN2				GQV220EL-A3NNPN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-A2NNPN2				GQV220EL-A2NNPN2					
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220EL-A1NNPN2				GQV220EL-A1NNPN2					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-A6NNPN2				GQU220EL-A6NNPN2					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-A5NNPN2				GQU220EL-A5NNPN2					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-A4NNPN2				GQU220EL-A4NNPN2					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220EL-A3NNPN2				GQU220EL-A3NNPN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-A2NNPN2				GQU220EL-A2NNPN2					
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220EL-A1NNPN2				GQU220EL-A1NNPN2					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-A6NNPNH				GQV220EL-A6NNPNH					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-A5NNPNH				GQV220EL-A5NNPNH					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-A4NNPNH				GQV220EL-A4NNPNH					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220EL-A3NNPNH				GQV220EL-A3NNPNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-A2NNPNH				GQV220EL-A2NNPNH					
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220EL-A1NNPNH				GQV220EL-A1NNPNH					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-A6NNPNH				GQU220EL-A6NNPNH					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220EL-A5NNPNH				GQU220EL-A5NNPNH					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-A4NNPNH				GQU220EL-A4NNPNH					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220EL-A3NNPNH				GQU220EL-A3NNPNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-A2NNPNH				GQU220EL-A2NNPNH					
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220EL-A1NNPNH				GQU220EL-A1NNPNH					
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-A6NNPN0				GQA220EL-A6NNPN0					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-A5NNPN0				GQA220EL-A5NNPN0					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220EL-A4NNPN0				GQA220EL-A4NNPN0					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220EL-A3NNPN0				GQA220EL-A3NNPN0					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220EL-A2NNPN0				GQA220EL-A2NNPN0					
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220EL-A1NNPN0				GQA220EL-A1NNPN0					
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能ポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-A7NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-A6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A7NNFN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A7NNFN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A7NNFNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-A5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-A1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A7NNFNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-A5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-A1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-A7NNFN0									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-A6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-A5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-A4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220AL-A3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-A2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220AL-A1NNFN0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JPI/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「7 ヶ月グレード」保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ) RAID 追加機能*1 ート用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアルATAⅡ I/F RAID 追加 機能*1 ート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-A7NNFN2	完売しました。		
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-A6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-A5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-A4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-A5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-A3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-A2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-A1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-A5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-A3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-A2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-A1NNFNH			
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-A7NNFN0			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-A6NNFN0			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-A5NNFN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-A4NNFN0			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-A3NNFN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-A2NNFN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-A1NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-T7NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-T6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-T5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-T4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-T3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-T2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-T1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-T3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-T1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-T3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-T1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-T3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-T1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-T3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-T1NNKNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-T7NNKNO									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-T6NNKNO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-T5NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-T4NNKNO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220AL-T3NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-T2NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220AL-T1NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22 : おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/RS220BL [RAID(3.5型SATA II)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-T7NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-T6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-T5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-T4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-T3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-T2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-T1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-T3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-T1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T7NNKN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T6NNKN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T5NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T4NNKN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-T3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-T1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-T3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-T1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T7NNKNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T6NNKNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T5NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T4NNKNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-T3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-T1NNKNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-T7NNKNO									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-T6NNKNO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-T5NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-T4NNKNO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-T3NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-T2NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-T1NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G)を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS情報1を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 E L [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホ ー ト HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選 択 (*2) (*5) (*8)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220EL-T6NNPN2	完売しました。									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220EL-T5NNPN2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-T4NNPN2										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220EL-T3NNPN2										
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220EL-T2NNPN2										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220EL-T1NNPN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-T6NNPN2				GQV220EL-T5NNPN2						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-T4NNPN2				GQV220EL-T3NNPN2						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-T2NNPN2				GQV220EL-T1NNPN2						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220EL-T6NNPN2				GQU220EL-T5NNPN2						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-T4NNPN2				GQU220EL-T3NNPN2						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220EL-T2NNPN2				GQU220EL-T1NNPN2						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) イ ン ス ト ー ル 代 行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-T6NNPNH				GQV220EL-T5NNPNH						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220EL-T4NNPNH				GQV220EL-T3NNPNH						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220EL-T2NNPNH				GQV220EL-T1NNPNH						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220EL-T6NNPNH				GQU220EL-T5NNPNH						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220EL-T4NNPNH				GQU220EL-T3NNPNH						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220EL-T2NNPNH				GQU220EL-T1NNPNH						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) イ ン ス ト ー ル 代 行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-T6NNPN0				GQA220EL-T5NNPN0						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220EL-T4NNPN0				GQA220EL-T3NNPN0						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220EL-T2NNPN0				GQA220EL-T1NNPN0						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)															
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
OS な し モ デ ル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)															
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)															
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)															
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
各モデル共通仕様	標準搭載品					1000BASE-Tx2										
	標準添付品					JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager										

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-T7NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220AL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220AL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220AL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220AL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T7NNFN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T7NNFN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T7NNFNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220AL-T5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220AL-T3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220AL-T2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220AL-T1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T7NNFNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220AL-T5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220AL-T3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220AL-T2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220AL-T1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-T7NNFN0									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-T6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220AL-T5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-T4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220AL-T3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220AL-T2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220AL-T1NNFN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報1を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B L [R A I D (3.5 型シリアル ATA II) R A I D 追加機能*1 ート用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220BL-T7NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220BL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220BL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220BL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220BL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T7NNFN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T7NNFN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T6NNFN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T5NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T4NNFN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-T3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-T1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T7NNFNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220BL-T5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220BL-T3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220BL-T2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220BL-T1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T7NNFNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T6NNFNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220BL-T5NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T4NNFNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220BL-T3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220BL-T2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220BL-T1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-T7NNFN0									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-T6NNFN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220BL-T5NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-T4NNFN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220BL-T3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220BL-T2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220BL-T1NNFN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報1を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] ロングライフサポートモデル / ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)									
									維持保守	出張修理								
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW220AL-L7NNKN2	完売しました。										
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQW220AL-L6NNKN2											
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW220AL-L5NNKN2											
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW220AL-L4NNKN2											
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW220AL-L3NNKN2											
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW220AL-L2NNKN2											
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQW220AL-L1NNKN2											
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L7NNKN2											
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L6NNKN2											
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L5NNKN2											
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L4NNKN2											
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220AL-L3NNKN2											
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L2NNKN2											
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV220AL-L1NNKN2											
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L7NNKN2											
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L6NNKN2											
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L5NNKN2											
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L4NNKN2											
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220AL-L3NNKN2											
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L2NNKN2											
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU220AL-L1NNKN2											
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L7NNKNH											
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L6NNKNH											
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L5NNKNH											
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L4NNKNH											
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220AL-L3NNKNH											
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L2NNKNH											
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV220AL-L1NNKNH											
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L7NNKNH											
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L6NNKNH											
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L5NNKNH											
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L4NNKNH											
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220AL-L3NNKNH											
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L2NNKNH											
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU220AL-L1NNKNH											
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQA220AL-L7NNKNO											
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQA220AL-L6NNKNO											
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQA220AL-L5NNKNO											
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA220AL-L4NNKNO											
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQA220AL-L3NNKNO											
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA220AL-L2NNKNO											
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQA220AL-L1NNKNO											
各モデル共通仕様	標準搭載品						1000BASE-Tx2											
	標準添付品						JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) . JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*6: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS情報)を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 E L [R A I D (2 . 5 型 S A S 1 . 0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
									維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 0-3 HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*7) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW220EL-L6NNPN2	完売しました。		――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW220EL-L5NNPN2			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW220EL-L4NNPN2			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW220EL-L3NNPN2			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW220EL-L2NNPN2			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQW220EL-L1NNPN2			――						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220EL-L6NNPN2			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220EL-L5NNPN2			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220EL-L4NNPN2			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220EL-L3NNPN2			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220EL-L2NNPN2			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV220EL-L1NNPN2			――						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220EL-L6NNPN2			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220EL-L5NNPN2			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220EL-L4NNPN2			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220EL-L3NNPN2			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220EL-L2NNPN2			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU220EL-L1NNPN2			――						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220EL-L6NNPNH			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220EL-L5NNPNH			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220EL-L4NNPNH			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220EL-L3NNPNH			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220EL-L2NNPNH			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV220EL-L1NNPNH			――						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220EL-L6NNPNH			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220EL-L5NNPNH			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220EL-L4NNPNH			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220EL-L3NNPNH			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220EL-L2NNPNH			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU220EL-L1NNPNH			――						
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQA220EL-L6NNPNO			――						
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQA220EL-L5NNPNO			――						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA220EL-L4NNPNO			――						
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQA220EL-L3NNPNO			――						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA220EL-L2NNPNO			――						
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQA220EL-L1NNPNO			――						
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2														
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor /AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*7: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) R A I D 追加機能*1 用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	ROMB (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1 用 (*10)	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220AL-L7NNFN2	完売しました。		—
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQW220AL-L6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW220AL-L5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW220AL-L4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW220AL-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW220AL-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQW220AL-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220AL-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV220AL-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L7NNFN2			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L6NNFN2			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L5NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L4NNFN2			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220AL-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU220AL-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220AL-L5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220AL-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220AL-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV220AL-L1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L7NNFNH			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L6NNFNH			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220AL-L5NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L4NNFNH			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220AL-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220AL-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU220AL-L1NNFNH			
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQA220AL-L7NNFN0			
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQA220AL-L6NNFN0			
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQA220AL-L5NNFN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA220AL-L4NNFN0			
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQA220AL-L3NNFN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA220AL-L2NNFN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQA220AL-L1NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *6: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「7 フグレード」保守サービス (有償) にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P0A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P1AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P1A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5603 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECDPD1P6AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD1P6A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P4AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P4A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5649 (2.53GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P5AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPH2P5A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5675 (3.06GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH3P0AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPH3P0A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5690 (3.46GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH3P4AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPH3P4A)
・システム装置に1個標準搭載されます。

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P0A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P1AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P1A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5603 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECDPD1P6AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD1P6A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P4AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPD2P4A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5649 (2.53GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P5AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPH2P5A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5675 (3.06GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH3P0AEX) [カスタム]
(GQ-ECDPH3P0A)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/RS220 AL, BL, EL>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

- ・DDR3メモリーボードとLV-DDR3メモリーボードは混在搭載できません。

- 同時
- メモリーボード
[1GB (1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ701G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
[2GB (2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ702G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
[4GB (4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
[8GB (8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
[16GB (16GBx1):DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ716G2W)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

同時


- ・CPU (Xeon E5503) 構成時、LV-DDR3メモリーボードは搭載できません。

- 同時
- メモリーボード
[1GB (1GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ701G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
[2GB (2GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ702G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
[4GB (4GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
[8GB (8GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2WEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2WE)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリー搭載条件表


<HA8000/RS220 AL, BL, EL>

- ・DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2W) と LV-DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2WE) の混在搭載はできません。
- ・CPU (Xeon E5503) 構成時は、LV-DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2WE) は搭載できません。
- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリーの動作周波数は、メモリーコントローラーの全チャネルが同一周波数で動作する為、各スロットに搭載のメモリー動作周波数の最も遅い周波数で動作します。但し、搭載のCPUがサポートするメモリー動作最高周波数 (Xeon E5503:800MHz/Xeon L5630:1066MHz/Xeon E5603:1066MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5649:1333MHz/Xeon X5675:1333MHz/Xeon X5690:1333MHz) 以上の周波数では動作はしません。
- ・CPU (Xeon X5649/Xeon X5675/Xeon X5690) 構成にて、1つのChannelに2枚のLV-DDRメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Modeをサポートします。(CPU (Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

10 10 10

【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔1GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔16GB (16GBx2) : DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔1GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。




メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

10 10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔32GB (16GBx2) : DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。




メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕（ CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート ）

10 10 10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・ DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 2GB (1GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ70362WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 4GB (2GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ70662WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 8GB (4GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ71262WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 16GB (8GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ72462WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 32GB (16GBx3) : DDR3 1066 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ74862WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

同時


メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 2GB (1GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ70362WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 4GB (2GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ70662WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 8GB (4GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ71262WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード〔 Spare Channel Mode 設定出荷用 〕
〔 16GB (8GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM 〕
〔 GQ-MJ72462WSEX 〕 [カスタム]
・ 本ボードはメモリスロットを3個使用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX/GQ-MJ7xxG2WEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX/GQ-MJ7xxG2WELEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX/GQ-MJ7xxG2WESEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX/GQ-MJ7xxG2WEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX/GQ-MJ7xxG2WELEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX/GQ-MJ7xxG2WESEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	—	16GB	—	16GB	—	16GB
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

各種インタフェース/電源ユニット

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。


RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ



・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL



11 11 11

拡張スロット
(PCI)
1～5



内蔵デバイス (b)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。




2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(5) DAT72 ヘッドチェンジャーへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライタ装置へ



UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ



UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ



UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ




同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ



同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ




同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ



同時


UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ



同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)


2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ

2.4 スイッチング HUB へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7592EX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-CN7592) 完売しました。
・スタンダードPCIスロット搭載用

同時

UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照

2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7593EX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-CN7593) 完売しました。
・LowProfile PCIスロット搭載用

同時

UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾝｽ
(1000BASE-T)
〔2.4スイッチング HUB〕参照

2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LCｺﾈｸﾀ]
(GQ-CN7642EX) [カスタム]
(GQ-CN7642)
・スタンダードPCIスロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LCｺﾈｸﾀ]
(GQ-CN7643EX) [カスタム]
(GQ-CN7643)
・LowProfile PCIスロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757500NEX) [カスタム]
・スタンダードPCIスロット及びLowProfile PCIスロット搭載用
・Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 / BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574)
・スタンダードPCIスロット搭載現地増設用
・Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 / BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575)
・LowProfile PCIスロット搭載現地増設用
・Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 / BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 内部 4port]
SASボードセット
(GQ-SCE7211A10NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7211A10N)
・本セット形名にて購入願います。
・スタンダードPCIスロット搭載用




SASケーブル

内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL



SASボード
・ [PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム]
(GQ-CE7205)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ



SASボード
・ [PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7206EX) [カスタム]
(GQ-CE7206)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム]
(GQ-CC7811)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で
BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポート
します。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7812EX/GQ-CC7812/
GQ-CC7821EX/GQ-CC7821/GQ-CC7822EX/GQ-CC7822,
デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/
AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステム へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ




Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7812EX) [カスタム]
(GQ-CC7812)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で
BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポート
します。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7812EX/GQ-CC7812/
GQ-CC7821EX/GQ-CC7821/GQ-CC7822EX/GQ-CC7822,
デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/
AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステム へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.5mケーブル]
(GQ-CC7821EX) [カスタム]
(GQ-CC7821)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスカ
7レイシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で
BR1650, BR1600 と日立デイスカ7レイシステムの混在接続をサ
ポートします。
(ポート: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7812EX/GQ-CC7812/
GQ-CC7821EX/GQ-CC7821/GQ-CC7822EX/GQ-CC7822,
デイスカ7レイシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/
AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカ7レイシステムへ

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカ7レイシステムへ

2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ

2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ

2.5 外付け装置
(8) 大型テープライ装置へ

2.5 外付け装置
(8) 大型テープライ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.5mケーブル]
(GQ-CC7822EX) [カスタム]
(GQ-CC7822)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスカ
7レイシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で
BR1650, BR1600 と日立デイスカ7レイシステムの混在接続をサ
ポートします。
(ポート: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7812EX/GQ-CC7812/
GQ-CC7821EX/GQ-CC7821/GQ-CC7822EX/GQ-CC7822,
デイスカ7レイシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/
AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカ7レイシステムへ

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカ7レイシステムへ


2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ

2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ

2.5 外付け装置
(8) 大型テープライ装置へ

2.5 外付け装置
(8) 大型テープライ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A L [RAID(2.5 型 SAS2.0)] 対応>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3 (*7)	4	5	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA7738EX GQ-CA7738	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773811ONEX	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA773AEX GQ-CA773A	[1]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773A11ONEX	[1]	1	×	①	×	×	×	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[5]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN757200ONEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN758200ONEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN75A2EX GQ-CN75A2	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN75A3EX GQ-CN75A3	[3]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[6]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN757500ONEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×	
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A1ONEX GQ-SCE7211A1ON	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfileスロット) 変更はできません。

*3: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみサポートします。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592/GQ-CN75A2) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593/GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: プロセッサ (Xeon X5690) 搭載時は、PCI スロット 3 への拡張ボード搭載はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B L [RAID(3.5 型シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボ-ド 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3 (*7)	4	5	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA7738EX GQ-CA7738	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773811ONEX	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA773AEX GQ-CA773A	[1]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773A11ONEX	[1]	1	×	①	×	×	×	
SCS I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[5]	1	×	×	①	②	③	
S C S I ボ-ド	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3	×	×	①	②	③	
L A N ボ-ドセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN757200ONEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
L A N ボ-ド (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
L A N ボ-ド (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×	
L A N ボ-ドセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN758200ONEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
L A N ボ-ド (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
L A N ボ-ド (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×	
L A N ボ-ド (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN75A2EX GQ-CN75A2	[7]	2	×	×	×	①	②	
L A N ボ-ド (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN75A3EX GQ-CN75A3	[3]	1	×	①	×	×	×	
L A N ボ-ド (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
L A N ボ-ド (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×	
L A N ボ-ド (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[6]	2	×	×	×	①	②	
L A N ボ-ド (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
L A N ボ-ドセット (iSCS I / F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN757500ONEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
L A N ボ-ド (iSCS I / F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
L A N ボ-ド (iSCS I / F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×	
S A S ボ-ドセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A1ONEX GQ-SCE7211A1ON	[1]	1	×	×	×	①	×	
S A S ボ-ド (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	×	×	①	②	
S A S ボ-ド (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×	
F i b r e C h a n n e l ボ-ド (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
F i b r e C h a n n e l ボ-ド (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
F i b r e C h a n n e l ボ-ド (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[4]	2	×	×	×	①	②	
F i b r e C h a n n e l ボ-ド (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfileスロット) 変更はできません。

*3: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみサポートします。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592/GQ-CN75A2) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593/GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: プロセッサ (Xeon X5690) 搭載時は、PCI スロット 3 への拡張ボード搭載はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 E L [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[5]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN75A2EX GQ-CN75A2	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN75A3EX GQ-CN75A3	[3]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[6]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×	
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置 (スタンダードポート→LowProfileポート) 変更はできません。


*3: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみサポートします。

*4: LAN ボード (GQ-CN7592/GQ-CN75A2) [スタンダード PCI 対応搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593/GQ-CN7593) [LowProfile PCI 対応搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI 対応搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI 対応搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。


内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7. システム構成上の注意事項] をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

(b) 12 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年)用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (※1) ・ 7.3 対応 (7.3 対応) [HS-4/170S] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY0CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY0CEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VWACEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0CEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (DAT72 (非圧縮: 36GB)) (※1) ・ 7.3 対応 (7.3 対応) [HS-4/170S] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY0BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VY0BEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VWABEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0BEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1) ・データ(デ-コード) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約保証(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵DAT (DAT72)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1) ・データ(デ-コード) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0NEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWANEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム]


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約保証(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 デ-コード Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210	GQ-SAY7DAT1230	GQ-SAY7DAT1260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU2/200]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW0CEX) [カスタム] 完売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 標準ライセンス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU2/200]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW0BEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 標準ライセンス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 標準サポート (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト)
[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX0NEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00N) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00N) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 標準サポート (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210	GQ-SAY7ULT1230
			GQ-SAY7ULT1260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UGL
	GQ-AY7ULTCL1

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

(d) 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 D A T (D A T 1 6 0) [おまかせ安心モデル (5 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T (D A T 1 6 0 (非圧縮 : 80GB)) ・ 7 2 5 (7 2 5 - カートリッジ [D A T 1 6 0]) x 30 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き	内蔵 D A T (D A T 1 6 0 (非圧縮 : 80GB)) (*1) ・ 7 2 5 (7 2 5 - カートリッジ [D A T 1 6 0]) x 30 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVWACEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 D A T (D A T 1 6 0) [おまかせ安心モデル (4 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T (D A T 1 6 0 (非圧縮 : 80GB)) ・ 7 2 5 (7 2 5 - カートリッジ [D A T 1 6 0]) x 25 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き	内蔵 D A T (D A T 1 6 0 (非圧縮 : 80GB)) (*1) ・ 7 2 5 (7 2 5 - カートリッジ [D A T 1 6 0]) x 25 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVWABEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ させていただきます。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVV0AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ 3.5mm フロッピーディスク (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 5年保証サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00CEX) [カスタム] 売完了しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 標準サポート（1 年分）が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 標準サポート（1 年分）が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-フット)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-フット)) (*1) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVW0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW0AEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 5年保証(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U3/400) x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U3/400) x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WY3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WY2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WY1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WYFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WYDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WYONEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WX3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WX2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WX1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WYFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WYDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WYONEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0WVWVEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WVWVEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0WVONEX) [カスタム] (GQ-SUU742A0WVON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WVONEX) [カスタム] 売りました。 内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WVON) [カスタム] 売りました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト))	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0Y3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200Y3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0Y2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200Y2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0Y1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200Y1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0YFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0YDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YONEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YONEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0WVWVEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200WVWVEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A000NEX) [カスタム] (GQ-SUU742A000N) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420000NEX) [カスタム] 売りました。 内蔵LTOセット (GQ-SUU7420000N) [カスタム] 売りました。

* 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510	GQ-SAY7ULT1560
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610	GQ-SAY7ULT1660

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (※1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWACEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00CEX) [カスタム] 販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (※1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXFEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWABEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00BEX) [カスタム] 販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-7n/4)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-7n/4)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFAEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDAEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVW0AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX0AEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 製品保証 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

The diagram illustrates the connection between system components and rack cabinet options. At the top, a horizontal flowchart shows the sequence of components: **システム装置** (System Device) → **プロセッサ** (Processor) → **メモリー** (Memory) → **各種インタフェース電源ユニット** (Various Interface Power Unit) → **拡張ボード** (Expansion Board) → **内蔵デバイス** (Built-in Device). A large arrow points from this sequence to the right. Below this, two boxes represent options. The left box, labeled **<外付けオプション編>へ** (To External Option Series), lists: **・ディスプレイ装置**, **・スイッチングHUB**, **・外付け装置**, and **・無停電電源装置<タワータイプ用>等**. The right box, labeled **<ラックキャビネット編>へ** (To Rack Cabinet Series), lists: **・ラックオプション品** and **・無停電電源装置<ラックタイプ>**. Arrows indicate the flow from the component sequence to these options.

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL


バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB、ハーフraid))	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB、ハーフraid)) (*1)
バックアップソフトウェア		・ 7P 7LT0 Ultrium カートリッジ [LT0U4/800] x10 巻付き	・ 7P 7LT0 Ultrium カートリッジ [LT0U4/800] x10 巻付き
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWY3NEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WY3NEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWY2NEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WY2NEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWY1NEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WY1NEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWYFNEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WYFNEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWYDNEEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WYDNEEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWYONEEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WYONEEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	_____	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WX3NEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	_____	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WX2NEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	_____	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WX1NEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	_____	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WXFNEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	_____	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WXDNEEX) [お支払] 販売しました。
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	_____	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WXONEEX) [お支払] 販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWIWNEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WIWNEX) [お支払] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (G0-SUU781AWOONEEX) [お支払]	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810WOONEEX) [お支払] 販売しました。

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフタイプ))	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフタイプ)) (※1)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (G0-SUU781A0Y3NEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100Y3NEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (G0-SUU781A0Y2NEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100Y2NEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (G0-SUU781A0Y1NEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100Y1NEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (G0-SUU781A0YFNEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100YFNEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (G0-SUU781A0YDNEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100YDNEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (G0-SUU781A0Y0NEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100Y0NEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100X3NEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100X2NEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100X1NEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100XFNEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100XDNEX) [お支払]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100X0NEX) [お支払]
 (DVD) (CD)	JPL/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (G0-SUU781A0WANEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU78100WANEX) [お支払]
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (G0-SUU781A000NEX) [お支払]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (G0-SUU7810000NEX) [お支払]

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カリグラフィ maxell: LTO4/800	GQ-SAY7ULT1710	GQ-SAY7ULT1730	GQ-SAY7ULT1760
内蔵 LTO (LTO4) 用	 LTO WORM カリグラフィ maxell: LTO14/800W	GQ-SAY7ULT1810	GQ-SAY7ULT1830	GQ-SAY7ULT1860

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト) (*1) ・デイト LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500)) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケース 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY0CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00CEX) [カスタム]	販売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト) (*1) ・デイト LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500)) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケース 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXFEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00BEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AL
RS220 BL
RS220 EL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト)
[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス		
	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x10 巻付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY0NEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151O0NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151W00NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151O00NEX) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO5) 用	LTO カードリッジ maxell: LT0U5/1500	GQ-SAY7ULT1910	GQ-SAY7ULT1930 GQ-SAY7ULT1960

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell: LT0U1/UCL

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS220AL[RAID(2.5型SAS2.0)]モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型(*1)(*5)								5型	5型(薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク(146GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH7146NVLEX GQ-UH7146NVLRX GQ-UH7146NVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 10000r/min, 2.5型)(*4)	GQ-UH7300NVLEX GQ-UH7300NVLRX GQ-UH7300NVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(450GB, 10000r/min, 2.5型)(*4)	GQ-UH7450NVLEX GQ-UH7450NVLRX GQ-UH7450NVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(600GB, 10000r/min, 2.5型)(*4)	GQ-UH7600NVLEX GQ-UH7600NVLRX GQ-UH7600NVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(73GB, 15000r/min, 2.5型)	GQ-UH7073PVLLEX GQ-UH7073PVLVRX GQ-UH7073PVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(146GB, 15000r/min, 2.5型)	GQ-UH7146PVLLEX GQ-UH7146PVLVRX GQ-UH7146PVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 15000r/min, 2.5型)(*4)	GQ-UH7300PVLLEX GQ-UH7300PVLVRX GQ-UH7300PVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD(64GB, シリアルATAⅡ, 2.5型)	GQ-UH70647GEX GQ-UH70647GCEX GQ-UH70647GRX GQ-UH70647G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD(80GB, シリアルATAⅡ, 2.5型)	GQ-UH70807GEX GQ-UH70807GCEX GQ-UH70807GRX GQ-UH70807G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)(*6)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)(*6)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*2)(*6)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*3)(*6)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*3)(*6)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium5 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*3)(*6)	GQ-SUU7151xxxxEX GQ-SUU7151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスク」リウムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスク」リウム単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*5:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*6:内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット(Ultrium5 ｎ-ﾌｫｲﾄ)[GQ-SUU7151xxxxEX/GQ-SUU7151xxxx]について2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011.07.24.より2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているデバイン金属部分に黒色シートを貼付。

<HA8000/RS220BL[RAID(3.5型シリアルATAⅡ)]モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ									
			3.5型(*1)								5型	5型(薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-UH72505FEX GQ-UH72505FRX GQ-UH72505F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5型)(*4)	GQ-UH72505FEX GQ-UH72505FRX GQ-UH72505F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5型)(*4)	GQ-UH710005FEX GQ-UH710005FRX GQ-UH710005F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(2TB, 7200r/min, 3.5型)(*4)	GQ-UH720005FEX GQ-UH720005FRX GQ-UH720005F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)(*6)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)(*6)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*2)(*6)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*3)(*6)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*3)(*6)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium5 ｎ-ﾌｫｲﾄ)(*3)(*6)	GQ-SUU7151xxxxEX GQ-SUU7151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスク」リウムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスク」リウム単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])


*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*6:内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット(Ultrium5 ｎ-ﾌｫｲﾄ)[GQ-SUU7151xxxxEX/GQ-SUU7151xxxx]について2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011.07.24.より2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているデバイン金属部分に黒色シートを貼付。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 E L [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 型<ラ>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1) (*5)								5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146HVLEX GQ-UH7146HVLRX GQ-UH7146HVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7300HVLEX GQ-UH7300HVLRX GQ-UH7300HVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7450HVLEX GQ-UH7450HVLRX GQ-UH7450HVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7600HVLEX GQ-UH7600HVLRX GQ-UH7600HVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7073JVL GQ-UH7073JVLRX GQ-UH7073JVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146JVL GQ-UH7146JVLRX GQ-UH7146JVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*6)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 4-フット) (*2) (*6)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フット) (*3) (*6)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フット) (*3) (*6)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フット) (*3) (*6)	GQ-SUU7151xxxxEX GQ-SUU7151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのベイに異なる容量のHDDにて構築できません。(ベイ単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])


*2:別途SCSIカードが必要です。

*3:別途SASカードが必要です。

*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*5:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*6:内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット(Ultrium5 4-フット) [GQ-SUU7151xxxxEX/GQ-SUU7151xxxx] について2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011.07.24.より2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているベゼル金属部分に黒色シートを貼付。



防塵オプション


＜RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]＞

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W) x 30.0(D) x 87.0(H) mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。





●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。





RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
 - ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能(内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
 - ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能(内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) QQS-VSS7B3H0EX
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID FastPath) QQS-VSS7B3J0EX
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID CacheCade) QQS-VSS7B3K0EX
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名
 - ・QQS-VSS7BR00EX
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

HAモニタ対応BMCファームウェア

- HAモニタ対応BMCファームウェアについて
 - ・クラスタソフトウェアHAモニタ対応用のBMCファームウェアです。
HAモニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAmoitor/index.html>
- 形名
 - ・QQS-VSS7BH00EX 工場搭載出荷用(リモートコンソールオプション対応(リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]を含む))
 - ・QQS-VSS7BH10EX 工場搭載出荷用(リモートコンソールオプション非対応)
 - ・QQS-VSS7BH01 既設装置増設用(リモートコンソールオプション対応/ロングライフモデル非対応)
 - ・QQS-VSS7BH02 既設装置増設用(リモートコンソールオプション対応/ロングライフモデル対応)
 - ・QQS-VSS7BH11 既設装置増設用(リモートコンソールオプション非対応/ロングライフモデル非対応)
 - ・QQS-VSS7BH12 既設装置増設用(リモートコンソールオプション非対応/ロングライフモデル対応)
- HAモニタ対応BMCファームウェアの販売方法
 - ・工場搭載出荷用のHAモニタ対応BMCファームウェアは、リモートコンソールオプション対応の有無により手配形名が分かれます。構成を確認し対応の形名を選択ください。尚、リモートコンソール機能対応用の形名[QQS-VSS7BH00EX]には、「リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]」を含みますので、注意願います。

		リモートコンソールオプション	
		無	有
HAモニタ対応 BMCファームウェア	無		リモートコンソールオプション [QQS-VSS7BR00EX]
	有	HAモニタ対応BMCファームウェア [QQS-VSS7BH10EX]	HAモニタ対応BMCファームウェア [QQS-VSS7BH00EX] (*)

*1: HAモニタ対応BMCファームウェア[QQS-VSS7BH00EX]選択時は、リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]を含みますので、リモートコンソールオプションの選択は不要です。

- 又、既設装置への増設時は、既設装置の「リモートコンソールオプション[QQS-VSS7BR00EX]」搭載の有無及び「ロングライフモデル」であるか否かを確認し、対応の形名を選択ください。
- ・既設装置へ増設用のHAモニタ対応BMCファームウェアは、セットアップメニュー非対応オプションですので、入替はユーザ作業となります。(オプション増設サービスについては、搬入のみのサービスを選択願います。)