

日立アドバンストサーバ HA8000シリーズ
Lモデル (2011 年 05 月～モデル)
(SS10xL, TS10xL, TS20xL, RS110xL, RS210xL, RS220xL, RS440xL モデル版)
システム構成図

(2013 年 2 月 22 日現在)

サーバのスペックを選択いただくだけで、
構成と希望小売価格を手軽に
表示できます。

HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

HA8000series

HITACHI

「日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

＜他社所有商標に関する表示＞

- ・インテル、Intel、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
 - ・ENERGY STARとENERGY STARマークは、米国の登録商標です。
 - ・Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標または商標です。
 - ・VMware、VMware vSphere、ESX、ESXiは、VMware, Inc. の米国および、各国での登録商標または商標です。
 - ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
 - ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
 - ・80PLUSは、米国Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。
- 商標について <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

＜断り書き＞

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・本資料では、
Intel(R) Pentium(R) プロセッサ G620をPentium G620に、
Intel(R) Pentium(R) プロセッサ G850をPentium G850に、
Intel(R) Core(TM) i3-2120をCore i3-2120に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1220をXeon E3-1220に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1270をXeon E3-1270に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1280をXeon E3-1280に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5603をXeon E5603に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5649をXeon E5649に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5675をXeon X5675に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5690をXeon X5690に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4807をXeon E7-4807に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4850をXeon E7-4850に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4870をXeon E7-4870に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料に掲載の販売中の製品は、RoHS指令のrecast(2011/65/EU) [改正RoHS指令]で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。尚、完売となりました一部の内蔵デバイスにおいては、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応していません。2013. 01. 01. 以降改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応の内蔵デバイスを搭載したシステム装置は、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

- ・本資料で使用の単位は、

K	: 1, 024
k	: 10^3
M	: 10^6
G	: 10^9
T	: 10^{12}

で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタで
ご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えする
コールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1


<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(3) HA8000/RS220 DL (2011年05月～モデル)

[ディスクアレイコントローラポートキャッシュバックアップ付モデル]




HA8000/RS220 DL [ディスクアレイコントローラポートキャッシュバックアップ付モデル]
(筐体色：黒)

HA8000/RS220 DL (2011年05月～現在) [ディスプレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル] システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 DL	
筐体タイプ			RAID(2.5 型 SAS2.0) [ディスプレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付] モデル	
CPU (周波数)			ラックタイプ [2U]	
	プロセッサ数 (CPUコア数)		Intel®Xeon® プロセッサ- E5503 (2GHz) / L5630 (2.13GHz) / E5603 (1.60GHz) / E5649 (2.53GHz) / X5675 (3.06GHz) / X5690 (3.46GHz)	
	キャッシュメモリー	1 次 / 1CPU	最小 1 / 最大 2	
		2 次 / 1CPU	(Intel®Xeon® プロセッサ- E5503: 2, Intel®Xeon® プロセッサ- L5630 / E5603 / E5620: 4, Intel®Xeon® プロセッサ- E5649 / X5675 / X5690: 6)	
		3 次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ- E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ- L5630 / E5603 / E5620: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5649 / X5675 / X5690: データ 6x32KB+命令 6x32KB	
チップセット			Intel®Xeon® プロセッサ- E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ- L5630 / E5603 / E5620: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5649 / X5675 / X5690: 6x256KB	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ- E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5603: 8MB, Intel®Xeon® プロセッサ- L5630 / E5620 / E5649 / X5675 / X5690: 12MB	
メインメモリー			Intel 社製 5520	
	容量	Intel®Xeon® プロセッサ- E5503 / E5603: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ- L5630 / E5620 / E5649: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ- X5675 / X5690: 6.40GT/s		
	スロット数	Intel®Xeon® プロセッサ- X5675 / X5690: 6.40GT/s		
	サポートメモリー容量	最小: 1GB / 最大: 192GB [(96GB / CPU) x2]		
	仕様	12 [(6 スロット / CPU) x2]		
表示機能			1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1), 16GB (16GBx1)	
ハードディスク (本体内蔵) *3	アクセラレータ / VRAM	1GB / 2GB / 4GB / 8GB: DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 16GB: DDR3 1066 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 1GB / 2GB / 4GB / 8GB: LV-DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応		
	表示解像度 (表示色) *2	Emulex Pilot2 [オプション] / 32MB		
	最大容量	RAID 0	640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)	
		RAID 5	4.8TB (600GBx8) *4	
	サポート HDD 容量	4.2TB (600GBx8) *4		
	インタフェース	HDD: 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型) / SSD: 64GB, 80GB (2.5 型)		
	回転数	HDD: SAS2.0 (6Gbps), SSD: シリアル ATA II / 300		
RAID コントローラ			10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min (146GB, 300GB)	
	コントローラ	ホットプラグ対応 / ホットスワップ対応		
	インタフェース	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCI ボード] / PCI Express<x8>] + キャッシュバックアップ付		
	チャネル数	HDD: SAS2.0 (6Gbps), SSD: シリアル ATA II / 300		
	キャッシュ容量	8 ボード (HDD1 台 / ボード)		
	サポート RAID レベル	512MB (SDRAM / ECC)		
		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)	
拡張	2.5 型 (HDD 専用)	8		
ストレージベイ	5 型 (リムーバブルディスク用)	1		
	5 型 (薄型)	1 (DVD-ROM にて占有)		
PCI スロット			PCI Express 2.0<x8>x2 [RAID ボードにて 1 スロット占有], PCI Express 2.0<x8> (LowProfile) x1, PCI Express 2.0<x4> (LowProfile) x1, PCI Express<x1>x1 *5	
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1 ボード / コンソール切替ユニット) 又はディスプレイ / キーボードユニットにて占有)] *6	
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82576EBx1 [オプション / PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ベースボード管理モジュール専用]	
		インタフェース	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]	
		Wake On LAN 機能	サード *7	
外形寸法			485 (W) x 770 (D) x 87 (H) mm [突起物含む], 435 (W) x 710 (D) x 87 (H) mm [取付金具含まず]	
質量 [標準値] (() 内は最大質量値)			約 22.1kg (27.8kg)	
電源	電圧 周波数	AC100V / AC200V 50 / 60Hz		
	電源コードプラグ形状 (本数)	接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2 本)		
	冗長化電源	1 (標準) + 1 (オプション) [ロングライフサードモデルは標準] [ホットプラグ対応]		
冗長 FAN *8			サード [ホットプラグ対応]	
電力制御			静的パワーキャパシタ / 動的パワーキャパシタ *9	
運用時消費電力 *10 / 最大消費電力			AC100V: 371W / 644W, AC200V: 368W / 632W	
最大消費電流			AC100V: 7.6A, AC200V: 3.8A	
省エネ法 (2011 年度)			J	
に基づく表示	区分	Intel®Xeon® プロセッサ- E5503: 3.89, Intel®Xeon® プロセッサ- E5603: 2.55, Intel®Xeon® プロセッサ- L5630: 1.92, Intel®Xeon® プロセッサ- E5620: 1.74, Intel®Xeon® プロセッサ- E5649: 1.12, Intel®Xeon® プロセッサ- X5675: 0.94, Intel®Xeon® プロセッサ- X5690: 0.86		
VCCI 基準 *12 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *13	
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *14 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *14	
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815w_ha8000.pdf	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サード管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サード管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サード管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保守エージェント, システム情報採取ツール	
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル (2.5m) x1 本 [オプション ライフサードモデルは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール	

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。] / 残り未設定)
 *5: プロセッサ [Xeon X5690] 搭載時は、PCI Express<x1>スロットへの拡張ボード搭載はできません。
 *6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *7: Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 x64 Editions / Windows Server 2003 環境でサポート。
 *8: プロセッサ [Xeon X5690] 搭載時において、冷却方式 (FAN 数 6→3) が変わるため、いずれかの FAN1 だけが停止した場合、プロセッサの周波数が 1.60GHz に制限されます。
 *9: プロセッサ [Xeon L5630] 搭載時は、動的パワーキャパシタ非サポートです。
 *10: 通常使用時の目安の値です。
 *11: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *12: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用する、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *13: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
 *14: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。

D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。


E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。

F : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。




G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。



C : 電源スロット 1, 2

電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。


D : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F : ディスプレイインタフェースコネクタ



G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラ* キャッシュバックアップ* 付モデル]]

おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [デイスクリ コントローラ* キャッシュバ ックアップ* 付]	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-C7NNCN2	完売しました。
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-C6NNCN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-C5NNCN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-C4NNCN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-C3NNCN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-C2NNCN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-C1NNCN2	
	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C7NNCN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C6NNCN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C5NNCN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C4NNCN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-C3NNCN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C2NNCN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-C1NNCN2	
	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C7NNCN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C6NNCN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C5NNCN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C4NNCN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-C3NNCN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C2NNCN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-C1NNCN2	
	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C7NNCNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C6NNCNH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C5NNCNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C4NNCNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-C3NNCNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C2NNCNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-C1NNCNH	
	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C7NNCNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C6NNCNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C5NNCNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C4NNCNH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-C3NNCNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C2NNCNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-C1NNCNH	
	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-C7NNCN0	
OS なしモデル	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-C6NNCN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-C5NNCN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-C4NNCN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220DL-C3NNCN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-C2NNCN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220DL-C1NNCN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスカレイコントローラホートキャッシュバックアップ付モデル] RAID 追加機能ホート用]
おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	デイスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [デイスカレイ コントローラホート キャッシュバック アップ付] RAID 追加 機能ホート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-C7NNEN2	完売しました。
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-C6NNEN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-C5NNEN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-C4NNEN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-C3NNEN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-C2NNEN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-C1NNEN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C7NNEN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C6NNEN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C5NNEN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C4NNEN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-C3NNEN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C2NNEN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-C1NNEN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C7NNEN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C6NNEN2	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C5NNEN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C4NNEN2	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-C3NNEN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C2NNEN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-C1NNEN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C7NNENH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C6NNENH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-C5NNENH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C4NNENH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-C3NNENH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-C2NNENH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-C1NNENH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C7NNENH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C6NNENH	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-C5NNENH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C4NNENH	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-C3NNENH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-C2NNENH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-C1NNENH	
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-C7NNEN0	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-C6NNEN0	
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-C5NNEN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-C4NNEN0	
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220DL-C3NNEN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-C2NNEN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA220DL-C1NNEN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [ディスプレイコントローラボード* キャッシュバックアップ* 付モデル]]

おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [ディスプレイ コントローラボード* キャッシュバック アップ* 付]	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-B7NNCN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-B6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-B5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-B4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-B3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-B2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-B1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B7NNCN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-B3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-B1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B7NNCN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-B3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-B1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B7NNCNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B6NNCNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B5NNCNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B4NNCNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-B3NNCNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B2NNCNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-B1NNCNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B7NNCNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B6NNCNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B5NNCNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B4NNCNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-B3NNCNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B2NNCNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-B1NNCNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-B7NNCNO									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-B6NNCNO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-B5NNCNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-B4NNCNO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220DL-B3NNCNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-B2NNCNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220DL-B1NNCNO									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラホード'キャッシュバックアップ'付モデル] RAID 追加機能ホード用]

おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [デ ィスクアレイ コントローラホード'、 キャッシュバック アップ' 付] RAID 追加 機能ホード用 (※10)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-B7NNEN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-B6NNEN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-B5NNEN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-B4NNEN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-B3NNEN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-B2NNEN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-B1NNEN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B7NNEN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B6NNEN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B5NNEN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B4NNEN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-B3NNEN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B2NNEN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-B1NNEN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B7NNEN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B6NNEN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B5NNEN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B4NNEN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-B3NNEN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B2NNEN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-B1NNEN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B7NNENH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B6NNENH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-B5NNENH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B4NNENH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-B3NNENH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-B2NNENH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-B1NNENH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B7NNENH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B6NNENH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-B5NNENH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B4NNENH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-B3NNENH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-B2NNENH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-B1NNENH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-B7NNEN0									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-B6NNEN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-B5NNEN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-B4NNEN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220DL-B3NNEN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-B2NNEN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220DL-B1NNEN0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) ,JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスカレイコンローラード* キャッシュバックアップ* 付モデル]]

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [ディスクアレイ コントローラード* キャッシュバック アップ 付]	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-A7NNCN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-A6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-A5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-A4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-A3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-A2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-A1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A7NNCN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-A4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-A3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-A2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-A1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A7NNCN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-A4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-A3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-A2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-A1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A7NNCNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A6NNCNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A5NNCNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-A4NNCNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-A3NNCNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-A2NNCNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-A1NNCNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A7NNCNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A6NNCNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A5NNCNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-A4NNCNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-A3NNCNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-A2NNCNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-A1NNCNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-A7NNCNO									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-A6NNCNO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-A5NNCNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-A4NNCNO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220DL-A3NNCNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-A2NNCNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220DL-A1NNCNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル (3年), ロングライフサポートモデル, 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報) を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラホードキャシュバックアップ付モデル] RAID 追加機能ホード用]

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラホード キャッシュバック アップ付] RAID 追加 機能ホード用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-A7NNEN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-A6NNEN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-A5NNEN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-A4NNEN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-A3NNEN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-A2NNEN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-A1NNEN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A7NNEN2				GQV220DL-A6NNEN2	GQV220DL-A5NNEN2	GQV220DL-A4NNEN2	GQV220DL-A3NNEN2	GQV220DL-A2NNEN2	GQV220DL-A1NNEN2
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A7NNEN2				GQU220DL-A6NNEN2	GQU220DL-A5NNEN2	GQU220DL-A4NNEN2	GQU220DL-A3NNEN2	GQU220DL-A2NNEN2	GQU220DL-A1NNEN2
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-A7NNENH				GQV220DL-A6NNENH	GQV220DL-A5NNENH	GQV220DL-A4NNENH	GQV220DL-A3NNENH	GQV220DL-A2NNENH	GQV220DL-A1NNENH
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-A7NNENH				GQU220DL-A6NNENH	GQU220DL-A5NNENH	GQU220DL-A4NNENH	GQU220DL-A3NNENH	GQU220DL-A2NNENH	GQU220DL-A1NNENH
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-A7NNEN0				GQA220DL-A6NNEN0	GQA220DL-A5NNEN0	GQA220DL-A4NNEN0	GQA220DL-A3NNEN0	GQA220DL-A2NNEN0	GQA220DL-A1NNEN0
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード 保守サービス (有償) にて対応」)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル 板 * キャ ヷ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] 標準モデル / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [ディスクアレイ コントローラ板* キャッシュバック アップ 付]	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-T7NNCN2	完売しました。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-T6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-T5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-T4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-T3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-T2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-T1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T7NNCN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-T3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-T1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T7NNCN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T6NNCN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T5NNCN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T4NNCN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-T3NNCN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T2NNCN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-T1NNCN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T7NNCNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T6NNCNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T5NNCNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T4NNCNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-T3NNCNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T2NNCNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-T1NNCNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T7NNCNH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T6NNCNH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T5NNCNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T4NNCNH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-T3NNCNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T2NNCNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-T1NNCNH									
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-T7NNCNO									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-T6NNCNO									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-T5NNCNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-T4NNCNO									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220DL-T3NNCNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-T2NNCNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220DL-T1NNCNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品		1000BASE-Tx2												
	標準添付品		JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager												

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*22 : おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ヷ シ ャ バ ッ ク ア メ プ 付 付 モ デ ル] RAID 追加機能サ ー ト 用]

標準モデル/ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセ ッサ ー	デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー	内 蔵 RAID	メモ リ ー	DVD-ROM	セ ッ ト 形 名	希望小売価格	保 守 料 (月 額) (*22)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセ ッ サ ー ラ イ セ ンス) バ ン ド モ デ ル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社 製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シ リ ー 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 シ リ ー 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ヷ シ ャ バ ッ ク ア ッ プ 付] RAID 追加 機能サ ー ト 用 (*10)	選 択 (*2) (*3)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍 速)	GQW220DL-T7NNEN2	完 売 し ま し た。								
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-T6NNEN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQW220DL-T5NNEN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-T4NNEN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQW220DL-T3NNEN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW220DL-T2NNEN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW220DL-T1NNEN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T7NNEN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T6NNEN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T5NNEN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T4NNEN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-T3NNEN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T2NNEN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-T1NNEN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T7NNEN2									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T6NNEN2									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T5NNEN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T4NNEN2									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-T3NNEN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T2NNEN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-T1NNEN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) イ ン ス ト ー ル 代 行 サ ー ビ ス 付 付] モ デ ル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T7NNENH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T6NNENH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQV220DL-T5NNENH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T4NNENH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQV220DL-T3NNENH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV220DL-T2NNENH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV220DL-T1NNENH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) イ ン ス ト ー ル 代 行 サ ー ビ ス 付 付] モ デ ル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T7NNENH									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T6NNENH									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQU220DL-T5NNENH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T4NNENH									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQU220DL-T3NNENH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU220DL-T2NNENH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU220DL-T1NNENH									
OS な し モ デ ル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-T7NNEN0									
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-T6NNEN0									
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)					GQA220DL-T5NNEN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-T4NNEN0									
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)					GQA220DL-T3NNEN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA220DL-T2NNEN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA220DL-T1NNEN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は「アップグレード 保守サービス(有償)」にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスカレイコンローラホード*キャッシュバックアップ*付モデル]

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)								
									維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [ディスクアレイ コントローラホード* キャッシュバック アップ 付]	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-L7NNCN2	完売しました。		—							
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQW220DL-L6NNCN2										
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW220DL-L5NNCN2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW220DL-L4NNCN2										
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW220DL-L3NNCN2										
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW220DL-L2NNCN2										
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQW220DL-L1NNCN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フルインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L7NNCN2				GQV220DL-L6NNCN2	GQV220DL-L5NNCN2	GQV220DL-L4NNCN2	GQV220DL-L3NNCN2	GQV220DL-L2NNCN2	GQV220DL-L1NNCN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)																
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)																
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フルインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L7NNCN2				GQU220DL-L6NNCN2	GQU220DL-L5NNCN2	GQU220DL-L4NNCN2	GQU220DL-L3NNCN2	GQU220DL-L2NNCN2	GQU220DL-L1NNCN2	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)																
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)																
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L7NNCNH				GQV220DL-L6NNCNH	GQV220DL-L5NNCNH	GQV220DL-L4NNCNH	GQV220DL-L3NNCNH	GQV220DL-L2NNCNH	GQV220DL-L1NNCNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)																
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)																
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L7NNCNH				GQU220DL-L6NNCNH	GQU220DL-L5NNCNH	GQU220DL-L4NNCNH	GQU220DL-L3NNCNH	GQU220DL-L2NNCNH	GQU220DL-L1NNCNH	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)																
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)																
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQA220DL-L7NNCNO				GQA220DL-L6NNCNO	GQA220DL-L5NNCNO	GQA220DL-L4NNCNO	GQA220DL-L3NNCNO	GQA220DL-L2NNCNO	GQA220DL-L1NNCNO	
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)																
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)																
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)																
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)																
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2															
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JPI/ServerConductor/BladeServerManager															

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*6: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスカレイトコントローラ・キャシュバックアップ付モデル] RAID 追加機能・サポート用]

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)					
									維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラ・ポート キャプシュバック アップ付] RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220DL-L7NNEN2	完売しました。	_____					
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQW220DL-L6NNEN2		_____					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQW220DL-L5NNEN2		_____					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW220DL-L4NNEN2		_____					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQW220DL-L3NNEN2		_____					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW220DL-L2NNEN2		_____					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW220DL-L1NNEN2		_____					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L7NNEN2		_____					
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L6NNEN2		_____					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L5NNEN2		_____					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220DL-L4NNEN2		_____					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220DL-L3NNEN2		_____					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220DL-L2NNEN2		_____					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV220DL-L1NNEN2		_____					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L7NNEN2		_____					
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L6NNEN2		_____					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L5NNEN2		_____					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220DL-L4NNEN2		_____					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220DL-L3NNEN2		_____					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220DL-L2NNEN2		_____					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU220DL-L1NNEN2		_____					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L7NNENH		_____					
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L6NNENH		_____					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQV220DL-L5NNENH		_____					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV220DL-L4NNENH		_____					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQV220DL-L3NNENH		_____					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV220DL-L2NNENH		_____					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV220DL-L1NNENH		_____					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L7NNENH		_____					
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L6NNENH		_____					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQU220DL-L5NNENH		_____					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU220DL-L4NNENH		_____					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQU220DL-L3NNENH		_____					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU220DL-L2NNENH		_____					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU220DL-L1NNENH		_____					
OS なしモデル	Xeon X5690 x1CPU (3.46GHz/6x256KB/12MB)						GQA220DL-L7NNEN0		_____					
	Xeon X5675 x1CPU (3.06GHz/6x256KB/12MB)						GQA220DL-L6NNEN0		_____					
	Xeon E5649 x1CPU (2.53GHz/6x256KB/12MB)						GQA220DL-L5NNEN0		_____					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA220DL-L4NNEN0		_____					
	Xeon E5603 x1CPU (1.60GHz/4x256KB/8MB)						GQA220DL-L3NNEN0		_____					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA220DL-L2NNEN0		_____					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA220DL-L1NNEN0		_____					
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2												
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) .JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) .JP1/ServerConductor/BladeServerManager												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7年グレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

9

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDDP2P0AEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP2P0A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDP2P1AEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP2P1A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5603 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECDDP1P6AEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP1P6A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDP2P4AEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP2P4A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5649 (2.53GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDP2P5AEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP2P5A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5675 (3.06GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDP3P0AEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP3P0A)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5690 (3.46GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDDP3P4AEX) [カスタム]
(GQ-ECDDP3P4A)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ


ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
 - ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。
- <H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル ー ト キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 付 付 付] >
【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 C P U	プロセッサ	—
2 C P U	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL


メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。


選択

- ・DDR3メモリーボードとLV-DDR3メモリーボードは混在搭載できません。



同時


- ・CPU (Xeon E5503) 構成時、LV-DDR3メモリーボードは搭載できません。




メモリー搭載条件表

<HA8000/RS220 DL [ディスプレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]>

- ・DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2W) と LV-DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2WE) の混在搭載はできません。
- ・CPU (Xeon E5503) 構成時は、LV-DDRメモリーボード (GQ-MJ7xxG2WE) は搭載できません。
- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリーの動作周波数は、メモリーコントローラーの全チャネルが同一周波数で動作する為、各スロットに搭載のメモリー動作周波数の最も遅い周波数で動作します。但し、搭載のCPUがサポートするメモリー動作最高周波数 (Xeon E5503:800MHz/Xeon L5630:1066MHz/Xeon E5603:1066MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5649:1333MHz/Xeon X5675:1333MHz/Xeon X5690:1333MHz) 以上の周波数では動作はしません。
- ・CPU (Xeon X5649/Xeon X5675/Xeon X5690) 構成にて、1つのChannelに2枚のLV-DDRメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Modeをサポートします。(CPU (Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

[Mirrored Channel Mode] 設定出荷用

10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・ DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔1GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (16GBx2) : DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔1GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。




メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WEMEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

・ CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。



・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔32GB (16GBx2) : DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2WLEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。




メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2WELEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

[Spare Channel Mode 設定出荷] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (1GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70362WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (2GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70662WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (4GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ71262WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ72462WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[32GB (16GBx3) : DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ74862WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

同時


メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (1GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70362WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (2GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ70662WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (4GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ71262WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ72462WSEX) [カスタム]
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX/GQ-MJ7xxG2WEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX/GQ-MJ7xxG2WELEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX/GQ-MJ7xxG2WESEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WMEX/GQ-MJ7xxG2WEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WLEX/GQ-MJ7xxG2WELEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2WSEX/GQ-MJ7xxG2WESEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	—	16GB	—	16GB	—	—	—	16GB	—	16GB	—	—
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	—	16GB	—	16GB	—	16GB
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB	—	16GB
構成6	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成7	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成8	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
構成9	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

各種インターフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。





・本セット形名にて購入願います。
・スタンダード PCI スロット搭載用





*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。




*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(※ 1) : GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7812EX/GQ-CC7812/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821/GQ-CC7822EX/GQ-CC7822, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(※ 1) : GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7812EX/GQ-CC7812/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821/GQ-CC7822EX/GQ-CC7822, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)



＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → **拡張ボード** → 内蔵デバイス


＜外付けオプション編＞へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


＜ラックキャビネット編＞へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [RAID (2.5 型 SAS2.0) ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0	
				4 レーン	8 レーン	1 レーン	8 レーン	
				LowProfile		スタンダード		
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]
				1	2	3 (*5)	4	5
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	×	×	●	×
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[5]	1	×	×	①	×	②
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2	×	×	①	×	②
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	4	①	②	③	×	④
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	2	×	×	①	×	②
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	4	①	②	③	×	④
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	2	×	×	①	×	②
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN75A2EX GQ-CN75A2	[7]	1	×	×	×	×	①
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN75A3EX GQ-CN75A3	[3]	1	×	①	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	1	×	×	×	×	①
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×
LAN ボード (10GBASE-SR) (*4)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[6]	1	×	×	×	×	①
LAN ボード (10GBASE-SR) (*4)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[13]	4	①	②	③	×	④
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	2	×	×	①	×	②
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	×	×	×	①
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	1	×	×	×	×	①
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	1	×	×	×	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[4]	1	×	×	×	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: SATA 装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


*2: 既設 SATA 装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット → LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみ対応します。

*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*5: プロセッサ (Xeon X5690) 搭載時は、PCI スロット 3 への拡張ボード搭載はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 DL


内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。





＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

(b) 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年)用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (※1) ・ 対応 (7-カートリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY0CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0CEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (※1) ・ 対応 (7-カートリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYFBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VYDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VY0BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDBEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0BEX) [カスタム] 売りました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1) ・データ(データ・レート) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵DAT (DAT72)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1) ・データ(データ・レート) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520YFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520YDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520YFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520YDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520Y0NEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520WANEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [カスタム]


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72データ・レート Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210	GQ-SAY7DAT1230	GQ-SAY7DAT1260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト) (*1) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU2/200])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VYFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VYDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] 完売しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 94-19-サービス(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト) (*1) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU2/200])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VYFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VYDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VY0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 94-19-サービス(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト)
[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト)) (*1)
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY3NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY3NEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY2NEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY1NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY1NEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WYFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OYFNEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WYDNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OYDNEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r16 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WY0NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OY0NEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXFNEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXDNEX) [カスタム]
 CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX0NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX0NEX) [カスタム]
 JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム]


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210	GQ-SAY7ULT1230	GQ-SAY7ULT1260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	 LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UGL	GQ-AY7ULTCL1



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

(d) 12 選択 内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5-カートリッジ [DAT160]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5-カートリッジ [DAT160]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVWACEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5-カートリッジ [DAT160]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5-カートリッジ [DAT160]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニツト]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVWABEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVV0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVV0AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 5年保証(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 DL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] ・データレコーダ・リッジ [DAT160] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1) ・データレコーダ・リッジ [DAT160] x10 巻付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYONEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXONEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWWANEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWOONEX) [カスタム] (GQ-SUD716AWOON) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWOONEX) [カスタム] (GQ-SUD716OWOON) [カスタム] 売切れしました。

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)]	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YONEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XONEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0WANEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600WANEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD716A0OONEX) [カスタム] (GQ-SUD716A0OON) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600OONEX) [カスタム] (GQ-SUD71600OON) [カスタム] 売切れしました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テープレッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310	GQ-SAY7DAT1330	GQ-SAY7DAT1360
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープレッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410	GQ-SAY7DAT1430	GQ-SAY7DAT1460

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 400GB, n-7n/1t)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 400GB, n-7n/1t)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve サポートレベル (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 DL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U3/400) x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U3/400) x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWY3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWY2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWY1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWX3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWX2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWX1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWXFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWXDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWXONEX) [カスタム] 売完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWONEX) [カスタム] (GQ-SUU742AOWON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWONEX) [カスタム] (GQ-SUU742OOWON) [カスタム] 売完了しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト))	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWY3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWY2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWY1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWX3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWX2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWX1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWXFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWXDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWXONEX) [カスタム] 売完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AOWONEX) [カスタム] (GQ-SUU742AOWON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OOWONEX) [カスタム] (GQ-SUU742OOWON) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510	GQ-SAY7ULT1530
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610	GQ-SAY7ULT1630

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き)	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVX2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVXDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVX0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OV00CEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き)	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVX3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVX2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVX1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OVWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OV00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-7n/4t)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-7n/4t)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VYDAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 製品保証 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 DL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO (Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ (LT0U4/800))x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ (LT0U4/800))x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYONEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXONEX) [カスタム] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWWANEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWOONEX) [カスタム] (GQ-SUU781AWOON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWOONEX) [カスタム] (GQ-SUU781OWOON) [カスタム] 売りました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト))	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OY3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OY2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OY1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYONEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYX3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYX2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYX1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYXFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYXDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYXONEX) [カスタム] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYWANEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AOOONEX) [カスタム] (GQ-SUU781AOOON) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OYOONEX) [カスタム] (GQ-SUU781OYOON) [カスタム] 売りました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710	GQ-SAY7ULT1760
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810	GQ-SAY7ULT1860

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケース 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0CEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VWACEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00CEX) [カスタム] 販売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケース 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXFEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0BEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VWABEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00BEX) [カスタム] 販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 DL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U5/1500]) x10 巻付き ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY3NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY2NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY1NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OYFNEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OYDNEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OY0NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX3NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX2NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX1NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WXFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OXFNEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WXDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OXDNEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX0NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD) (CD) JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151O0NEX) [カスタム]	販売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151W00NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151O00NEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO5) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500	GQ-SAY7ULT1910	GQ-SAY7ULT1930 GQ-SAY7ULT1960

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D L [RAID (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラボード キャッシュバックアップ 付モデル]]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1) (*5)								5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146QVLEX GQ-UH7146QVLRX GQ-UH7146QVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7300QVLEX GQ-UH7300QVLRX GQ-UH7300QVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7450QVLEX GQ-UH7450QVLRX GQ-UH7450QVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7600QVLEX GQ-UH7600QVLRX GQ-UH7600QVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146RVLEX GQ-UH7146RVLRX GQ-UH7146RVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7300RVLEX GQ-UH7300RVLRX GQ-UH7300RVL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (64GB, シリアル ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70647GEX GQ-UH70647GCEX GQ-UH70647GRX GQ-UH70647G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (80GB, シリアル ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70807GEX GQ-UH70807GCEX GQ-UH70807GRX GQ-UH70807G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*6)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ｎ-ﾌｫｲﾄ) (*2) (*6)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ｎ-ﾌｫｲﾄ) (*3) (*6)	GQ-SUU742xxxxxEX GQ-SUU742xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ｎ-ﾌｫｲﾄ) (*3) (*6)	GQ-SUU781xxxxxEX GQ-SUU781xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ｎ-ﾌｫｲﾄ) (*3) (*6)	GQ-SUU7151xxxxEX GQ-SUU7151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つのデイスクリームは、異なる容量のHDDにて構築できません。(デイスクリーム単位でのHDD容量混載は可(但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。))


*2:別途SCSIボードセットが必要です。

*3:別途SASボードセットが必要です。

*4:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*5:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*6:内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット(Ultrium5 ｎ-ﾌｫｲﾄ) [GQ-SUU7151xxxxEX/GQ-SUU7151xxxx]について2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011.07.24.より2011.09.15.までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているデバイン金属部分に黒色シートを貼付。



防塵オプション


<RS 220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W) x 30.0(D) x 87.0(H) mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。





●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。





RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
 - ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能(内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
 - ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能(内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID FastPath) GQS-VSS7B3J0EX
 - ・RAID追加機能オプション(MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名
 - ・GQS-VSS7BR00EX
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。