

日立アドバンストサーバ HA8000シリーズ
Lモデル (2011 年 05 月～モデル)
(SS10xL, TS10xL, TS20xL, RS110xL, RS210xL, RS220xL, RS440xL モデル版)
システム構成図

(2013 年 2 月 22 日現在)

サーバのスペックを選択いただくだけで、
構成と希望小売価格を手軽に
表示できます。

HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

HA8000series

HITACHI

「日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

＜他社所有商標に関する表示＞

- ・インテル、Intel、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
 - ・ENERGY STARとENERGY STARマークは、米国の登録商標です。
 - ・Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標または商標です。
 - ・VMware、VMware vSphere、ESX、ESXiは、VMware, Inc. の米国および、各国での登録商標または商標です。
 - ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
 - ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
 - ・80PLUSは、米国Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。
- 商標について <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

＜断り書き＞

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G620をPentium G620に、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ G850をPentium G850に、
Intel (R) Core (TM) i3-2120をCore i3-2120に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1220をXeon E3-1220に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1270をXeon E3-1270に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E3-1280をXeon E3-1280に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5603をXeon E5603に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5649をXeon E5649に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5675をXeon X5675に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5690をXeon X5690に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4807をXeon E7-4807に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4850をXeon E7-4850に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7-4870をXeon E7-4870に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料に掲載の販売中の製品は、RoHS指令のrecast(2011/65/EU) [改正RoHS指令]で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。尚、完売となりました一部の内蔵デバイスにおいては、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応していません。2013. 01. 01. 以降改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応の内蔵デバイスを搭載したシステム装置は、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

- ・本資料で使用の単位は、

K	: 1, 0 2 4
k	: 1 0 ³
M	: 1 0 ⁶
G	: 1 0 ⁹
T	: 1 0 ¹²

で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、H C A センタで
ご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えする
コールバック方式をとらせていただきます。

H C A センタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容を F A X でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・H C A センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
O S や各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 7 HA8000/RS440

(1) HA8000/RS440 AL, BL (2011年05月～現在)




HA8000/RS440 AL, BL
(筐体色：黒)

HA8000/RS440 AL, BL (2011年05月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS440 AL		RS440 BL	
			RAID (2.5 型 SAS2.0) モデル		RAID (2.5 型 SAS1.0) モデル	
筐体タイプ			ラックタイプ [4U]			
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807 (1.86GHz) / E7-4830 (2.13GHz) / E7-4850 (2GHz) / E7-4870 (2.40GHz) 最小 2 / 最大 4 (Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807: 6, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4830: 8, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4850 / E7-4870: 10)			
	プロセッサ数 (CPU コア数)		Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807: データ 6x32KB + 命令 6x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4830: データ 8x32KB + 命令 8x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4850 / E7-4870: データ 10x32KB + 命令 10x32KB			
	キャッシュメモリー	1 次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807: 6x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4830: 8x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4850 / E7-4870: 10x256KB			
		2 次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807: 18MB, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4830 / E7-4850: 24MB, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4870: 30MB			
			Intel®Xeon® プロセッサ E7-4870: 30MB			
チップセット			Intel 社製 7500			
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4830 / E7-4850 / E7-4870: 6.40GT/s			
メインメモリー	容量		最小: 4GB / 最大: 512GB			
	スロット数		標準 16 / 最大 64			
	サポートメモリー容量		4GB (1GBx4), 8GB (2GBx4), 16GB (4GBx4), 32GB (8GBx4)			
	仕様		DDR3 1066 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), LV-DDR3 1066 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), Lockstep Channel Mode 対応, オンラインメモリー対応, メモリーリソーク対応			
	動作周波数		Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E7-4830 / E7-4850 / E7-4870: 1066MHz			
表示機能	アクセラレータ / VRAM		Emulex Pilot2 [オンボード] / 32MB			
	表示解像度 (表示色) *2		640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)			
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量	RAID 0	4.8TB (600GBx8) *4		4.8TB ((600GBx2) x4RAID) *5	
		RAID 5	4.2TB (600GBx8) *4		3.6TB ((600GBx4) x2RAID) *5	
	サポート HDD 容量		HDD: 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型) / SSD: 64GB (2.5 型)		146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型)	
	インタフェース		HDD: SAS2.0 (6Gbps), SSD: シリアル ATA II / 300		SAS	
	回転数		10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min (73GB, 146GB)		10000r/min	
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応		ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応	
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) [専用ポート / PCI Express x8]		日立製 HRA381 (Intel IOP348 ROC) [専用ポート / PCI Express x8]	
	インタフェース		SAS2.0 (6Gbps), シリアル ATA II / 300		SAS	
	チャンネル数		8 ポート (HDD1 台 / ポート)		8 ポート (HDD1 台 / ポート)	
	キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)		256MB (SDRAM/ECC)	
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)			
拡張ストレージベイ	2.5 型 (HDD 専用)		8			
	5 型 (リムーバブルディスク用)		1			
	5 型 (薄型)		1 (DVD-ROM にて占有)			
PCI スロット			PCI Express 2.0 x16 x1, PCI Express 2.0 x8 x4 [ホットプラグ 対応] *6, PCI Express 2.0 x4 x3, PCI Express x4 x2			
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x2 [フロント x1 (使用不可), リア x1], シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x5 [フロント x3, リア x2 (1 ポート / コンソール切替ユニット) またはディスプレイ / キーボードユニット にて占有]] *7			
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82576NSx2 [オンボード / PCI]			
		インタフェース	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T x4 (RJ-45)			
		Wake On LAN 機能	サポート *8			
外形寸法			484 (W) x 770 (D) x 176 (H) mm [突起物含む], 484 (W) x 704 (D) x 176 (H) mm [突起物含まず]			
質量 [標準値] (○内は最大質量値)			約 41.3kg (54.3kg)			
電源	電圧 周波数		AC100V / AC200V 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 2 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 3 本又は 4 本)			
	冗長化電源		2 (標準) + 1 (オプション [ロングライフサポート] は標準)) 又は 2 (標準) + 2 (オプション [ホットプラグ 対応])			
冗長 FAN			サポート [ホットプラグ 対応]			
運用時消費電力 *9 / 最大消費電力			AC100V: 1219W / 1646W, AC200V: 1182W / 1580W		AC100V: 1217W / 1642W, AC200V: 1174W / 1576W	
最大消費電力			AC100V: 18.5A, AC200V: 8.9A		AC100V: 18.5A, AC200V: 8.9A	
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示	区分		L		L	
	エネルギー消費効率 *10		2.09		2.09	
VCCI 基準 *11 / 騒音			(Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807 のみ省エネ法 (2011 年度規定) 対象) (Intel®Xeon® プロセッサ E7-4807 のみ省エネ法 (2011 年度規定) 対象)			
			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *12			
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *13 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *13			
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815w/ha8000.pdf			
添付ソフトウェア			JPI / ServerConductor / Agent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], JPI / ServerConductor / AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], JPI / ServerConductor / BladeServerManager [サードパーティ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [RS440AL 専用ディスク管理ツール], HRA Utility (Windows) [RS440BL 専用ディスク管理ツール], ハードウェア保守エージェント, システム情報採取ツール			
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル x2 本 (2.5m) [ロングライフサポート] は 3 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
- *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。] / 残り未設定)
- *5: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
- *6: Windows Server 2003 R2 環境で PCI ホットプラグサポート。 *7: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *8: Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 x64 Editions / Windows Server 2003 環境でサポート。
- *9: 通常使用時の目安の値です。 *10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
- *11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *12: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- 又、電源投入時およびリブート時には FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- *13: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面



A : 拡張ストレージベイ (5型)

リムーバブルデバイスを1台増設できます。

B : 拡張ストレージベイ (5型 (薄型))

内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。

C : LAN STATUSランプ1, 2, 3, 4 (緑)

システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。

D : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

F : USBコネクタ (フロント)

オプションのUSBメモリーなどのUSB対応機器を使用するときに接続します。


G : 拡張ストレージベイ (2.5型) 1~8

内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。

H : HDDキャニスタランプ (緑および橙)

点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A : POWERランプ (緑)

POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : RESETスイッチ

システム装置をハード的にリセットするときに押します。

C : NMIスイッチ

使用しません。スイッチは押さないで下さい。

D : POWERスイッチ

システム装置の電源の入・切をするときに押します。

E : FAN ERRORランプ (橙)

システム装置内のシステムファンに障害が発生した場合に点灯します。システムファンはシステム装置前面に8個搭載されます。

F : SYSTEM STATUS/FAULTランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

G : ACCESSランプ (緑)

内蔵DVD-ROMにアクセスしているときに点灯します。


H : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプ点灯させるときに押します。

I : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

● 背面




A：拡張スロット（PCI）

PCI Express仕様のボードを10枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1～10となります。

B：ネットワークインタフェースコネクタ1, 2, 3, 4

LANケーブルを接続します。上段右から時計回りの順にネットワーク
インタフェースコネクタ1, 3, 4, 2となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



7ギビティラング (緑)

点灯: HUB とのリンクが確立

点滅: データ送受信中

消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (緑または黄)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)

100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)

消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

C：POSTコードランプ（緑）

システム装置の動作状態を示します。

D：CSSランプ（黄）

システム装置内のシステムファン、電源ユニットおよびメモリーライザーボードの冗長性が失われたり、傷害が発生した場合に点灯します。

E：FANエラーランプ（橙）

システム装置内のシステムファンに傷害が発生した場合に点灯します。
システムファンはシステム装置前面に8個搭載されています。

F：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB対応機器を接続します。

G：SYSTEM STATUS/FAULTランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

H：SYSTEM IDランプ（青）

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM ID ランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

I：SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

J：ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットをディスプレイを接続します。

K：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

L：電源スロット1, 2, 3, 4

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は右から順に1～4となります。電源スロット1, 2には電源ユニットが標準搭載されます。
電源スロット3, 4には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。
尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット3にも電源ユニットが標準搭載されます。

M：ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。


N：電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1, 2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。
冗長用電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

O：電源ステータスランプ

左からPOWERランプ(緑)、PS ERRORランプ(橙)、ACランプ(緑)です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS440AL [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ


モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-C4NNKN4	完売しました。
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440AL-C3NNKN4	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440AL-C2NNKN4	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440AL-C1NNKN4	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-C4NNKN2	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-C3NNKN2	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-C2NNKN2	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-C4NNKN2	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-C3NNKN2	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-C2NNKN2	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-C4NNKNH	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-C3NNKNH	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-C2NNKNH	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-C4NNKNH	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-C3NNKNH	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-C2NNKNH	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440AL-C4NNKN0	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440AL-C3NNKN0	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440AL-C2NNKN0	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440AL-C1NNKN0	

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx4
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *40: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 (Intel 10P348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440BL-C4NNPN4	完売しました。
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440BL-C3NNPN4	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440BL-C2NNPN4	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440BL-C1NNPN4	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-C4NNPN2	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-C3NNPN2	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-C2NNPN2	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-C4NNPN2	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-C3NNPN2	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-C2NNPN2	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-C4NNPNH	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-C3NNPNH	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-C2NNPNH	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-C1NNPNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-C4NNPNH	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-C3NNPNH	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-C2NNPNH	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-C1NNPNH	
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440BL-C4NNPN0	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440BL-C3NNPN0	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440BL-C2NNPN0	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440BL-C1NNPN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40 : Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能*1-10	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-C4NNFN4	完売しました。
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440AL-C3NNFN4	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440AL-C2NNFN4	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440AL-C1NNFN4	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-C4NNFN2	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-C3NNFN2	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-C2NNFN2	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-C4NNFN2	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-C3NNFN2	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-C2NNFN2	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-C4NNFNH	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-C3NNFNH	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-C2NNFNH	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-C4NNFNH	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-C3NNFNH	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-C2NNFNH	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440AL-C4NNFN0	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440AL-C3NNFN0	
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440AL-C2NNFN0	
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440AL-C1NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	保守料(月額) (*20)	
							希望小売価格	維持保守
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-B4NNKN4	完売しました。	
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440AL-B3NNKN4		
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440AL-B2NNKN4		
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440AL-B1NNKN4		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-B4NNKN2		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-B3NNKN2		
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-B2NNKN2		
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-B1NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-B4NNKN2		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-B3NNKN2		
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-B2NNKN2		
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-B1NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-B4NNKNH		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-B3NNKNH		
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-B2NNKNH		
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-B1NNKNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-B4NNKNH		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-B3NNKNH		
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-B2NNKNH		
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-B1NNKNH		
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	GQA440AL-B4NNKNO						
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)	GQA440AL-B3NNKNO						
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)	GQA440AL-B2NNKNO						
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)	GQA440AL-B1NNKNO						
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4						
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager						

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*20 : おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40 : Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) ノラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440BL-B4NNPN4	完売しました。		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440BL-B3NNPN4			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440BL-B2NNPN4			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440BL-B1NNPN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-B4NNPN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-B3NNPN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-B2NNPN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-B4NNPN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-B3NNPN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-B2NNPN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-B4NNPNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-B3NNPNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-B2NNPNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-B1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-B4NNPNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-B3NNPNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-B2NNPNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-B1NNPNH			
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440BL-B4NNPN0			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440BL-B3NNPN0			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440BL-B2NNPN0			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440BL-B1NNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *20 : おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40 : Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0) R A I D 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデ ^ル	プロセッサー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-B4NNFN4	完売しました。								
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440AL-B3NNFN4									
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440AL-B2NNFN4									
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440AL-B1NNFN4									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-B4NNFN2									
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-B3NNFN2									
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-B2NNFN2									
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-B4NNFN2									
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-B3NNFN2									
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-B2NNFN2									
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-B4NNFNH									
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-B3NNFNH									
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-B2NNFNH									
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-B1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-B4NNFNH									
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-B3NNFNH									
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-B2NNFNH									
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-B1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	GQA440AL-B4NNFN0													
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)	GQA440AL-B3NNFN0													
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)	GQA440AL-B2NNFN0													
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)	GQA440AL-B1NNFN0													
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) , JP1/ServerConductor/BladeServerManager													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

システム装置および内蔵オプション編

```
graph LR; A[システム装置] --> B[プロセッサ]; B --> C[メモリー]; C --> D[各種インタフェース電源ユニット]; D --> E[拡張ボード]; E --> F[内蔵デバイス]; F --> G[ ];
```

→

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、 ・無停電電源装置<タワータイプ用>等	→	・ラックオプション品 ・無停電電源装置<ラックタイプ>
--	---	--------------------------------


- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置〈ラックタイプ〉

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

①HA8000/RS440AL [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

※1: メモリボードは、搭載必須製品です。必要なメモリボード（純正品）を選択の上、購入願います。
 ※2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク（純正品）を選択の上、購入願います。
 ※3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※22: お客さま安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード 保守サービス(有償にて対応))
 ※30: Windows Server 2008 R2環境には、制限事項がありますので、7.1.7.134構成上の注意事項/7.1.7.134情報/Windows Server 2008での制限事項/2008での制限事項を参照願います。
 ※40: Windows Server 2008 R2環境には、制限事項がありますので、7.1.7.134構成上の注意事項/7.1.7.134情報/Windows Server 2008 R2での制限事項を参照願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象O/Sのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1.7.134情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) ノラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440BL-A4NNPN4	完売しました。		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440BL-A3NNPN4			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440BL-A2NNPN4			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440BL-A1NNPN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-A4NNPN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-A3NNPN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-A2NNPN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-A1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-A4NNPN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-A3NNPN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-A2NNPN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-A1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-A4NNPNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-A3NNPNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-A2NNPNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-A1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-A4NNPNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-A3NNPNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-A2NNPNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-A1NNPNH			
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440BL-A4NNPN0			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440BL-A3NNPN0			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440BL-A2NNPN0			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440BL-A1NNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7x24時間保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項]を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項]を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) R A I D 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクドライブ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能*1-10	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-A4NNFN4	完売しました。		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440AL-A3NNFN4			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440AL-A2NNFN4			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440AL-A1NNFN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-A4NNFN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-A3NNFN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-A2NNFN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-A4NNFN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-A3NNFN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-A2NNFN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-A4NNFNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-A3NNFNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-A2NNFNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-A1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-A4NNFNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-A3NNFNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-A2NNFNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-A1NNFNH			
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440AL-A4NNFN0			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440AL-A3NNFN0			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440AL-A2NNFN0			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440AL-A1NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「7-7 グレード」保守サービス (有償) にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/RS440AL [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

								保守料(月額) (*22)					
								維持保守	出張修理				
モデル	プロセッサ	ディスク/ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-T4NNKN4	完売しました。						
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440AL-T3NNKN4							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440AL-T2NNKN4							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440AL-T1NNKN4							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-T4NNKN2							
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-T3NNKN2							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-T2NNKN2							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-T1NNKN2							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-T4NNKN2							
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-T3NNKN2							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-T2NNKN2							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-T1NNKN2							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-T4NNKNH							
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-T3NNKNH							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-T2NNKNH							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-T1NNKNH							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-T4NNKNH							
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-T3NNKNH							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-T2NNKNH							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-T1NNKNH							
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440AL-T4NNKN0							
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440AL-T3NNKN0							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440AL-T2NNKN0							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440AL-T1NNKN0							
各モデル共通仕様													
標準搭載品		1000BASE-Tx4											
標準添付品		JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager											

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440BL-T4NNPN4	完売しました。		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440BL-T3NNPN4			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440BL-T2NNPN4			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440BL-T1NNPN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-T4NNPN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-T3NNPN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-T2NNPN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-T1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-T4NNPN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-T3NNPN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-T2NNPN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-T1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440BL-T4NNPNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440BL-T3NNPNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440BL-T2NNPNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440BL-T1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440BL-T4NNPNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440BL-T3NNPNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440BL-T2NNPNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440BL-T1NNPNH			
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA440BL-T4NNPN0			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA440BL-T3NNPN0			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA440BL-T2NNPN0			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA440BL-T1NNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年), ロングライフサポートモデル, 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7x24時間保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項]を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項]を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0) R A I D 追加機能* - ト用] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額) (*22)	
								維 持 保 守	出 張 修 理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2. 40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2 0/ シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選 択 (*2) (*3)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-T4NNFN4	完 売 し ま し た 。		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW440AL-T3NNFN4			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2. 13GHz/8x256KB/24MB)					GQW440AL-T2NNFN4			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1. 86GHz/6x256KB/18MB)					GQW440AL-T1NNFN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2. 40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-T4NNFN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-T3NNFN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2. 13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-T2NNFN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1. 86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-T1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2. 40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-T4NNFN2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-T3NNFN2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2. 13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-T2NNFN2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1. 86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-T1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モ デ ル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2. 40GHz/10x256KB/30MB)					GQV440AL-T4NNFNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV440AL-T3NNFNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2. 13GHz/8x256KB/24MB)					GQV440AL-T2NNFNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1. 86GHz/6x256KB/18MB)					GQV440AL-T1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モ デ ル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2. 40GHz/10x256KB/30MB)					GQU440AL-T4NNFNH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU440AL-T3NNFNH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2. 13GHz/8x256KB/24MB)					GQU440AL-T2NNFNH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1. 86GHz/6x256KB/18MB)					GQU440AL-T1NNFNH			
OS なしモ デ ル	Xeon E7-4870 x2CPU (2. 40GHz/10x256KB/30MB)	GQA440AL-T4NNFN0							
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)	GQA440AL-T3NNFN0							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2. 13GHz/8x256KB/24MB)	GQA440AL-T2NNFN0							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1. 86GHz/6x256KB/18MB)	GQA440AL-T1NNFN0							
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx4						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager						

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)					
									維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-L4NNKC4	完売しました。	—					
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW440AL-L3NNKC4		—					
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW440AL-L2NNKC4		—					
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW440AL-L1NNKC4		—					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV440AL-L4NNKC2		—					
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV440AL-L3NNKC2		—					
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV440AL-L2NNKC2		—					
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV440AL-L1NNKC2		—					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU440AL-L4NNKC2		—					
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU440AL-L3NNKC2		—					
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU440AL-L2NNKC2		—					
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU440AL-L1NNKC2		—					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV440AL-L4NNKCH		—					
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV440AL-L3NNKCH		—					
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV440AL-L2NNKCH		—					
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV440AL-L1NNKCH		—					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU440AL-L4NNKCH		—					
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU440AL-L3NNKCH		—					
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU440AL-L2NNKCH		—					
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU440AL-L1NNKCH		—					
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	GQA440AL-L4NNKCO					—							
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)	GQA440AL-L3NNKCO					—							
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)	GQA440AL-L2NNKCO					—							
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)	GQA440AL-L1NNKCO					—							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4												
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux) JP1/ServerConductor/BladeServerManager												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)


*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。

*40: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B L [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	日立製 RAID 本ポート HRA381 (Intel IOP348 ROC) SAS I/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440BL-L4NNPC4	完売しました。		
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW440BL-L3NNPC4			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW440BL-L2NNPC4			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW440BL-L1NNPC4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV440BL-L4NNPC2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV440BL-L3NNPC2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV440BL-L2NNPC2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV440BL-L1NNPC2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU440BL-L4NNPC2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU440BL-L3NNPC2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU440BL-L2NNPC2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU440BL-L1NNPC2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV440BL-L4NNPCH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV440BL-L3NNPCH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV440BL-L2NNPCH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV440BL-L1NNPCH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU440BL-L4NNPCH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU440BL-L3NNPCH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU440BL-L2NNPCH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU440BL-L1NNPCH			
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA440BL-L4NNPC0			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA440BL-L3NNPC0			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA440BL-L2NNPC0			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA440BL-L1NNPC0			

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx4

標準添付品

JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード'保守サービス(有償)にて対応)


*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*¹-t 用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2 Q/ シリ7 SATA II I/F RAID 追加 機能* ¹ -t 用 (*10)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440AL-L4NNFC4	完売しました。		—
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW440AL-L3NNFC4			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW440AL-L2NNFC4			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW440AL-L1NNFC4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV440AL-L4NNFC2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV440AL-L3NNFC2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV440AL-L2NNFC2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV440AL-L1NNFC2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU440AL-L4NNFC2			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU440AL-L3NNFC2			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU440AL-L2NNFC2			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU440AL-L1NNFC2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV440AL-L4NNFCH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV440AL-L3NNFCH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV440AL-L2NNFCH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV440AL-L1NNFCH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU440AL-L4NNFCH			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU440AL-L3NNFCH			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU440AL-L2NNFCH			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU440AL-L1NNFCH			
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA440AL-L4NNFC0			
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA440AL-L3NNFC0			
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA440AL-L2NNFC0			
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA440AL-L1NNFC0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポートモデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。
 *40: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *50: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9 9

選択



プロセッサ
[Xeon E7-4807 (1.86GHz)/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 18MB)]
(GQ-ECPX1P8WEEEX) [カスタム]
(GQ-ECPX1P8WE)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E7-4830 (2.13GHz)/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 24MB)]
(GQ-ECPX2P1WEEEX) [カスタム]
(GQ-ECPX2P1WE)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E7-4850 (2.6GHz)/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 24MB)]
(GQ-ECPX2P4WGEEX) [カスタム]
(GQ-ECPX2P4WG)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E7-4870 (2.40GHz)/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 30MB)]
(GQ-ECPX2P4WGEX) [カスタム]
(GQ-ECPX2P4WG)
・システム装置に2個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。


<HA8000/RS440 AL, BL>

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
2 CPU	プロセッサ	—	プロセッサ	—
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	—
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS440 AL
RS440 BL

メモリー

メモリースロット 1~64

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボード
と LV-DDR3 メモリー
ボードは混在搭載
できません。

同時

メモリーライザボード
[メモリースロット数: 8 スロット x2 枚]
(オプション形名なし)
・メモリーライザ 1、5 用
・システム装置に標準搭載されます。

メモリーライザボード
[メモリースロット数: 8 スロット x2 枚]
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 2、6 用

メモリーライザボード
[メモリースロット数: 8 スロット x2 枚]
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 3、7 用
(CPU3 個搭載時は、メモリーライザ 3、4 用)

メモリーライザ 1, 5

選択

メモリーボード
[4GB (1GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[8GB (2GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[16GB (4GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ716G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[32GB (8GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ732G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ732G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーライザ 2, 6

選択

メモリーボード
[4GB (1GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[8GB (2GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[16GB (4GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ716G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[32GB (8GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ732G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ732G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーライザ 3, 7

選択


メモリーボード
[4GB (1GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[8GB (2GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[16GB (4GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ716G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
[32GB (8GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ732G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ732G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS440 AL
RS440 BL

メモリーライザボード
〔メモリースロット数: 8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 4, 8 用

メモリーライザ 4, 8

選択

メモリーボード
〔4GB (1GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ704G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔8GB (2GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ708G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔16GB (4GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ716G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔32GB (8GBx4): DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2VEX) [カスタム]
(GQ-MJ732G2V)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーライザボード
〔メモリースロット数: 8 スロット x2 枚〕
(オプション形名なし)
・メモリーライザ 1, 5 用
・システム装置に標準搭載されます。

メモリーライザ 1, 5

選択

メモリーボード
〔4GB (1GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ704GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔8GB (2GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ708GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔16GB (4GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ716GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔32GB (8GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ732GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーライザボード
〔メモリースロット数: 8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 2, 6 用

メモリーライザ 2, 6

選択


メモリーボード
〔4GB (1GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ704GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔8GB (2GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ708GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔16GB (4GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ716GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔32GB (8GBx4): LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ732GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL
RS440 BL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

メモリーライザボード
〔メモリースロット数: 8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 3, 7 用
(CPU3 搭載時は、メモリーライザ 3, 4 用)

メモリーライザ 3, 7

選択

メモリーボード
〔4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ704GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ708GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ716GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ732GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーライザボード
〔メモリースロット数: 8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 4, 8 用

メモリーライザ 4, 8


選択

メモリーボード
〔4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ704GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ708GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ716GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ732GL1)
・本ボードはメモリースロットを 4 個使用します。



メモリー搭載条件表


- メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

＜HA8000/RS440 AL, BL＞

RS440システム装置では、下図のようにDIMMおよびメモライザを搭載します。

メモライザ1, 2を「プランチ1」、メモライザ3, 4を「プランチ2」、メモライザ5, 6を「プランチ3」、メモライザ7, 8を「プランチ4」とそれぞれ呼びます。

RS440システム装置は、Lockstep Channel Modeを標準でサポートします。



【実装条件①】

- メモリーライザには、最大8枚までのDIMMを搭載可能です。

【実装条件②】

- メモリーボードの搭載は同一のDIMMを4枚単位で増設します。(メモライザにDIMMを2枚ずつ搭載)

【実装条件③】

- メモリーライザの搭載は、2枚単位で増設します。

【実装条件④】

- CPUの搭載数により、メモライザの最大搭載数が変わります。
搭載CPUが2個の場合は、最大メモライザ搭載数は、4枚（プランチ1とプランチ3）
搭載CPUが3個の場合は、最大メモライザ搭載数は、6枚（プランチ1とプランチ2とプランチ3）
搭載CPUが4個の場合は、最大メモライザ搭載数は、8枚（全てのメモライザが搭載可能）

【実装条件⑤】

- 各プランチ内の2枚のメモライザは、同一のパターンでDIMMを搭載します。

メモリーボード名	1 (標準搭載) / 3 / 5 (標準搭載) / 7								2 / 4 / 6 / 8							
	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード 4枚時	/	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	/
メモリーボード 8枚時	/	—	2	—	—	2	—	/	/	—	2	—	—	2	—	/
メモリーボード 12枚時	/	3	2	—	—	2	3	/	/	3	2	—	—	2	3	/
メモリーボード 16枚時	/	3	2	4	4	2	3	/	/	3	2	4	4	2	3	/

斜体フォントの数字：該当スロットにDIMM搭載可。容量の異なるDIMMの混載は数字の小さいスロットから順に容量の大きいDIMMを搭載します。

【実装条件⑥】

- CPUの搭載数におけるメモライザのサポート搭載パターンは下記となります。

(1) CPU 2個搭載時のメモライザ構成

構成A	CPU1		CPU2 未搭載		CPU3		CPU4 未搭載		メモリーリンク可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	未搭載	未搭載	未搭載	メモライザ 5 (標準搭載)	未搭載	未搭載	未搭載	
									不可

構成B	CPU1		CPU2 未搭載		CPU3		CPU4 未搭載		メモリーリンク可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	メモライザ 2	未搭載	未搭載	メモライザ 5 (標準搭載)	メモライザ 6	未搭載	未搭載	
									可

(2) CPU 3個搭載時のメモライザ構成


構成C	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4 未搭載		メモリーリンク可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	メモライザ 2	メモライザ 3	メモライザ 4	メモライザ 5 (標準搭載)	メモライザ 6	未搭載	未搭載	
									可

(3) CPU 4個搭載時のメモライザ構成

構成D	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4		メモリーリンク可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	未搭載	メモライザ 3	未搭載	メモライザ 5 (標準搭載)	未搭載	メモライザ 7	未搭載	
									不可

構成E	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4		メモリーリンク可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	メモライザ 2	メモライザ 3	メモライザ 4	メモライザ 5 (標準搭載)	メモライザ 6	メモライザ 7	メモライザ 8	
									可

<システム装置および内蔵オプション編>



●メモリアイザ搭載数におけるD1MM搭載ルール

・メモリアイザ2枚搭載時（構成A）

ブランチ No.		ブランチ 1														ブランチ 2																	
メモリアイザ [®] No.		メモリアイザ [®] 1 (標準搭載)								メモリアイザ [®] 2								メモリアイザ [®] 3							メモリアイザ [®] 4								
DIMM スロット No.		1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード [®] 4 枚時		1							1	未搭載								未搭載							未搭載								
メモリーボード [®] 8 枚時		1		2				2																								1	
メモリーボード [®] 12 枚時		1	3	2				2	3																							1	
メモリーボード [®] 16 枚時		1	3	2	4	4		2	3																							1	

ブランチ No.		ブランチ 3														ブランチ 4																	
メモリアイザ [®] No.		メモリアイザ [®] 5 (標準搭載)								メモリアイザ [®] 6								メモリアイザ [®] 7							メモリアイザ [®] 8								
DIMM スロット No.		1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード [®] 4 枚時		1							1	未搭載								未搭載							未搭載								
メモリーボード [®] 8 枚時		1		2				2																								1	
メモリーボード [®] 12 枚時		1	3	2				2	3																							1	
メモリーボード [®] 16 枚時		1	3	2	4	4		2	3																							1	

・メモリアイザ4枚搭載時（構成B）

ブランチ No.	ブランチ 1															ブランチ 2																		
メモライザ* No.	メモライザ* 1 (標準搭載)							メモライザ* 2								メモライザ* 3							メモライザ* 4											
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D		
メモリーボード* 8 枚時	1							1	1								未搭載																	
メモリーボード* 12 枚時	1		3				3		1	1		3				3																	1	
メモリーボード* 16 枚時	1		3				3		1	1		3				3																	1	
メモリーボード* 20 枚時	1	5	3				3	5	1	1	5	3				3																	5	1
メモリーボード* 24 枚時	1	5	3				3	5	1	1	5	3				3																	5	1
メモリーボード* 28 枚時	1	5	3	7	7		3	5	1	1	5	3	7	7		3																	5	1
メモリーボード* 32 枚時	1	5	3	7	7		3	5	1	1	5	3	7	7		3	5	1																


ブランチ No.	ブランチ 3															ブランチ 4																		
メモライザ* No.	メモライザ* 5 (標準搭載)							メモライザ* 6								メモライザ* 7							メモライザ* 8											
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D		
メモリーボード* 8 枚時	2							2	2							2	未搭載																	
メモリーボード* 12 枚時	2							2	2							2																		
メモリーボード* 16 枚時	2		4				4		2	2		4				4																	2	
メモリーボード* 20 枚時	2		4				4		2	2		4				4																	2	
メモリーボード* 24 枚時	2	6	4				4	6	2	2	6	4				4																	6	2
メモリーボード* 28 枚時	2	6	4				4	6	2	2	6	4				4																	6	2
メモリーボード* 32 枚時	2	6	4	8	8		4	6	2	2	6	4	8	8		4	6	2																

・メモリアイザ6枚搭載時（構成C）

ブランチ No.	ブランチ 1																ブランチ 2																
メモリアイザ No.	メモリアイザ 1 (標準搭載)								メモリアイザ 2								メモリアイザ 3								メモリアイザ 4								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード 12 枚時	1							1	1							1	2							2	2							2	
メモリーボード 16 枚時	1		4				4		1	1		4			4		1	2						2	2							2	
メモリーボード 20 枚時	1		4				4		1	1		4			4		1	2		5			5		2	2		5			5		2
メモリーボード 24 枚時	1		4				4		1	1		4			4		1	2		5			5		2	2		5			5		2
メモリーボード 28 枚時	1	7	4				4	7	1	1	7	4			4	7	1	2		5			5		2	2		5			5		2
メモリーボード 32 枚時	1	7	4				4	7	1	1	7	4			4	7	1	2	8	5			5	8	2	2	8	5			5	8	2
メモリーボード 36 枚時	1	7	4				4	7	1	1	7	4			4	7	1	2	8	5			5	8	2	2	8	5			5	8	2
メモリーボード 40 枚時	1	7	4	10	10		4	7	1	1	7	4	10	10	4	7	1	2	8	5			5	8	2	2	8	5			5	8	2
メモリーボード 44 枚時	1	7	4	10	10		4	7	1	1	7	4	10	10	4	7	1	2	8	5	11	11	5	8	2	2	8	5	11	11	5	8	2
メモリーボード 48 枚時	1	7	4	10	10		4	7	1	1	7	4	10	10	4	7	1	2	8	5	11	11	5	8	2	2	8	5	11	11	5	8	2

ブランチ No.	ブランチ 3																ブランチ 4																
メモリアイザ No.	メモリアイザ 5 (標準搭載)								メモリアイザ 6								メモリアイザ 7								メモリアイザ 8								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード 12 枚時	3							3	3							3	未搭載																
メモリーボード 16 枚時	3							3	3							3																	
メモリーボード 20 枚時	3							3	3							3																	
メモリーボード 24 枚時	3		6				6	3	3		6				6	3																	
メモリーボード 28 枚時	3		6				6	3	3		6				6	3																	
メモリーボード 32 枚時	3		6				6	3	3		6				6	3																	
メモリーボード 36 枚時	3	9	6				6	9	3	3	9	6			6	9																	3
メモリーボード 40 枚時	3	9	6				6	9	3	3	9	6			6	9																	3
メモリーボード 44 枚時	3	9	6				6	9	3	3	9	6			6	9	3																
メモリーボード 48 枚時	3	9	6	12	12		6	9	3	3	9	6	12	12	6	9	3																

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・メモリーライザ4枚搭載時（構成D）


プランチ No.	プランチ 1																プランチ 2																	
メモリアイザ No.	メモリアイザ 1 (標準搭載)								メモリアイザ 2								メモリアイザ 3								メモリアイザ 4									
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D		
メモリーボード 8 枚時	1							1	未搭載								1									1	未搭載							
メモリーボード 12 枚時	1		3				3	1									1		3				3	1										
メモリーボード 16 枚時	1		3				3	1									1		3				3	1										
メモリーボード 20 枚時	1	5	3				3	5									1	5	3				3	5	1									
メモリーボード 24 枚時	1	5	3				3	5									1	5	3				3	5	1									
メモリーボード 28 枚時	1	5	3	7	7	3	5	1									1	5	3	7	7	3	5	1										
メモリーボード 32 枚時	1	5	3	7	7	3	5	1									1	5	3	7	7	3	5	1										

プランチ No.	プランチ 3																プランチ 4																	
メモリアイザ No.	メモリアイザ 5 (標準搭載)								メモリアイザ 6								メモリアイザ 7								メモリアイザ 8									
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D		
メモリーボード 8 枚時	2							2	未搭載								2									2	未搭載							
メモリーボード 12 枚時	2							2									2							2										
メモリーボード 16 枚時	2		4				4	2									2		4				4	2										
メモリーボード 20 枚時	2		4				4	2									2		4				4	2										
メモリーボード 24 枚時	2	6	4				4	6									2	6	4				4	6	2									
メモリーボード 28 枚時	2	6	4				4	6									2	6	4				4	6	2									
メモリーボード 32 枚時	2	6	4	8	8	4	6	2									2	6	4	8	8	4	6	2										

・メモリーライザ8枚搭載時（構成E）

プランチ No.	プランチ 1																プランチ 2															
メモライザ* No.	メモライザ* 1(標準搭載)								メモライザ* 2								メモライザ* 3								メモライザ* 4							
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード* 16 枚時	1							1	1							1	2								2	2						2
メモリーボード* 20 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2							2	2							2
メモリーボード* 24 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2		6			6		2	2		6			6		2
メモリーボード* 28 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2		6			6		2	2		6			6		2
メモリーボード* 32 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2		6			6		2	2		6			6		2
メモリーボード* 36 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2		6			6		2	2		6			6		2
メモリーボード* 40 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 44 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 48 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 52 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 56 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14	6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2
メモリーボード* 60 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14	6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2
メモリーボード* 64 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14	6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2

プランチ No.	プランチ 3																プランチ 4															
メモライザ* No.	メモライザ* 5(標準搭載)								メモライザ* 6								メモライザ* 7								メモライザ* 8							
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード* 16 枚時	3							3	3							3	4							4	4							4
メモリーボード* 20 枚時	3							3	3							3	4							4	4							4
メモリーボード* 24 枚時	3							3	3							3	4							4	4							4
メモリーボード* 28 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4							4	4							4
メモリーボード* 32 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4		8			8		4	4		8			8		4
メモリーボード* 36 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4		8			8		4	4		8			8		4
メモリーボード* 40 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4		8			8		4	4		8			8		4
メモリーボード* 44 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4		8			8		4	4		8			8		4
メモリーボード* 48 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 52 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 56 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 60 枚時	3	11	7	15	15	7	11	3	3	11	7	15	15	7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 64 枚時	3	11	7	15	15	7	11	3	3	11	7	15	15	7	11	3	4	12	8	16	16	8	12	4	4	12	8	16	16	8	12	4



①オンラインスベアメモリー機能使用時

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、DIMMSペアリングとRANKスベアリングによって、容量減少値が変わります。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。


【搭載ルール】

- ・メモリー実装条件①～⑤を満たすこと。
- ・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は非サポートとなります。
- ・DIMMSペアリング時、1メモリーあたり、DIMMを4枚以上搭載した場合よりサポートとなります。
- ・RANKスベアリング時、1メモリーあたり、2RANKメモリーを2枚以上搭載した場合よりサポートとなります。


②メモリーミラーリング機能使用時

メモリーミラーリング機能は、メモリーを二重化することにより、障害発生時(複数ビットエラー時)もシステムダウンせずに運用を続けることが可能な機能です。

右図のようにブランチ内のメモリー間で、メモリーミラーリングを構成します。メモリーミラーリング機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、搭載メモリー容量の1/2となります。また、オンラインスベアメモリー機能と同時に使用する事はできません。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

RS440 AL
RS440 BL

各種インタフェース/電源ユニット



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。


RS440 AL
RS440 BL

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574EX) [カスタム]
(GQ-CN7574)

・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 内部 4port]
SASボードセット
(GQ-SCE7211A10NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7211A10N)

・本セット形名にて購入願います。



SASケーブル

内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 内部 4port]
SASボードセット
(GQ-SCE7211A11NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7211A11N)

・本セット形名にて購入願います。



SASケーブル

内蔵デバイス (e)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム]
(GQ-CE7205)

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム]
(GQ-CC7811)

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で
BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポート
します。
(※1: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821,
デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/
AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, テープサポート]
(GQ-CC7821EX) [カスタム]
(GQ-CC7821)


*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で
BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポート
します。
(※1: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821,
デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/
AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



・本セット形名にて購入願います。
・改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

HAモニタ対応SVPマイクロプログラム

- HAモニタ対応SVPマイクロプログラムについて
 - ・クラスソフトウェアHAモニタ対応用のSVPマイクロプログラムです。
 - ・HAモニタ対応SVPマイクロプログラムは、SVPボードセット [GQ-SCM7961E00NEX/GQ-SCM7961E00N] が必要です。
 - ・工場搭載出荷には対応しませんので、システム装置と同時出荷の場合でも装置納入後SVPマイクロプログラムの入替作業が必要となります。(入替はユーザー作業となります。)
 - ・HAモニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAmoitor/index.html>

- 形名
 - ・ GQS-VSS7B05H 販売しました。

専用スロット

11 11




RMMボード
[100BASE-TX]
(GQ-CW7440EX) [カスタム]
(GQ-CW7440)

UTP 5.5エンハンス
(100BASE-TX)
([2.4 スwitchング HUB] 参照)

2.4 スwitchングHUBへ

- RMMボードについて
 - ・RMMボードは、システム装置に搭載してシステムコンソール端末とLAN接続し、リモートアクセスすることにより、システム装置に搭載されているBMCの稼働状況監視や電源制御の状態を確認することができます。(Webコンソール機能)
 - また、リモートからシステム装置の画面を表示させ、キーボード・マウス機能を使用したり、バーチャルフロッピーディスク・バーチャルCD/DVDといったリモートデバイス機能を使用することができます。(リモートコンソール機能)
 - これにより、リモートからシステム装置のBIOSやOSの操作を行ったり、バーチャルCD/DVDからユーティリティなどをインストールすることができます。
 - ・リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



ー拡張ボード搭載条件表ー

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、装置に添付の管理用ソフトウェア JPI/ServerConductor/Advanced Agent を使用します。また、ご使用の機能に応じて JPI/ServerConductor/Server Manager が必要となります。

＜H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (※2)	拡張スロット PCI											
					PCI Express 2.0								PCI Express			
					8 レーン		4 レーン		16 レーン		8 レーン		4 レーン			
					スタンダード [ハーフサイズ]											
					1	2	3 (※1)	4 (※1)	5 (※1)	6	7	8 (※1)	9 (※1)	10 (※1)		
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[11]	3	×	×	×	③	×	×	×	×	②	×	①		
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[2]	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×		
LAN ボード (10GBASE-SR, 2port) (※5)	GQ-CN7652EX GQ-CN7652	[1]	2	×	①	②	×	×	×	×	×	×	×	×		
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (※4)	GQ-CN7574EX GQ-CN7574	[5]	3	×	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[8]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A11NEX GQ-SCE7211A11N	[8]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[7]	3	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[10]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×		
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[9]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×		
SVP ボードセット	GQ-SCM7961E00NEX GQ-SCM7961E00N	[6]	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

- *1:PCI スロット 3, 4, 5, 8, 9, 10 は、ホットプラグ非対応です。
*2:Windows Server 2003 R2 環境でのみ PCI ホットプラグ対応です。
*3:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*4:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみ対応します。
*5:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。


＜H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B L [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (※2)	拡張スロット PCI											
					PCI Express 2.0								PCI Express			
					8 レーン				16 レーン				8 レーン		4 レーン	
					スタンダード [ハーフサイズ]											
					1	2	3 (※1)	4 (※1)	5 (※1)	6	7	8 (※1)	9 (※1)	10 (※1)		
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[11]	3	×	×	×	③	×	×	×	×	②	×	①		
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[2]	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×		
LAN ボード (10GBASE-SR, 2port) (※5)	GQ-CN7652EX GQ-CN7652	[1]	2	×	①	②	×	×	×	×	×	×	×	×		
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (※4)	GQ-CN7574EX GQ-CN7574	[5]	3	×	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[8]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A11NEX GQ-SCE7211A11N	[8]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[7]	3	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[10]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×		
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[9]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×		
SVP ボードセット	GQ-SCM7961E00NEX GQ-SCM7961E00N	[6]	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

- *1:PCI スロット 3, 4, 5, 8, 9, 10 は、ホットプラグ非対応です。
*2:Windows Server 2003 R2 環境でのみ PCI ホットプラグ対応です。
*3:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*4:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみ対応します。
*5:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。


内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7. システム構成上の注意事項] をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

拡張ストレージ 5 型 (薄型)


(c)

12 12



内蔵DVD-ROM
〔DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

RS440 AL
RS440 BL

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 D A T (D A T 1 6 0) [おまかせ安心モデル (5 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5) - カートリッジ (DAT160) x30 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5) - カートリッジ (DAT160) x30 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVWACEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVV0CEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVV0CEX) [カスタム] 販売しました。


・ 内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許料 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 D A T (D A T 1 6 0) [おまかせ安心モデル (4 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5) - カートリッジ (DAT160) x25 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き	内蔵 D A T (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5) - カートリッジ (DAT160) x25 巻 (5 巻 / 年 + 5 巻 / お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニッツ]	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVWABEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AVV0BEX) [カスタム]	・ 価格はお問い合わせ願います。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716OVV0BEX) [カスタム] 販売しました。

・ 内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許料 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS440 AL
RS440 BL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] ・ 対応7インチカートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 対応7インチカートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVV0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OVV0AEX) [カスタム] 完売しました。

・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServe 5年保証サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL
RS440 BL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] ・メディア(デューア-リッジ) [DAT160] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1) ・メディア(デューア-リッジ) [DAT160] x10 巻付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYONEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXONEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWWANEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD716AWOONEX) [カスタム] (GQ-SUD716AWOON) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWOONEX) [カスタム] (GQ-SUD716OWOON) [カスタム] 売切れしました。

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)]	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YONEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XONEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0WANEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600WANEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD716A0OONEX) [カスタム] (GQ-SUD716A0OON) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD71600OONEX) [カスタム] (GQ-SUD71600OON) [カスタム] 売切れしました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特許料(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デューア-リッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310	GQ-SAY7DAT1330	GQ-SAY7DAT1360
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デューア-リッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410	GQ-SAY7DAT1430	GQ-SAY7DAT1460

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(5年)用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB)) ・ 対応 (7-ポット) (DAT320) x30 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚) + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚) + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JI1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option (DVD) + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320V00CEX) [カスタム]	販売しました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB)) ・ 対応 (7-ポット) (DAT320) x26 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚) + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚) + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JI1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option (DVD) + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320V00BEX) [カスタム]	販売しました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

内蔵DAT (DAT320)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル / ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス		
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB)) ・データレコーディング (DAT320) x10 巻付き	内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB))	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320Y3NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320Y2NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320Y1NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320YFNEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYDNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320YDNEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320Y0NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320X3NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320X2NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320X1NEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320XFNEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXDNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320XDNEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320X0NEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WVANEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320XVANEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WV0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320XV0NEX) [カスタム]	販売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT320) 用 DAT320 テープレコーディング Maxell: DAT320	GQ-SAY7DAT1510	GQ-SAY7DAT1530	GQ-SAY7DAT1560

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT320) 用 DAT320 クリーニングカートリッジ 日本 HP: Q2039A	GQ-AY7DATCL3



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)・ メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5巻/年+5巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)・ メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5巻/年+5巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVXDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)・ メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5巻/年+5巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)・ メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5巻/年+5巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/4t)) ・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/4t)) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL
RS440 BL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル / ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500))x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500))x10 巻付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY3NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY1NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYDNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWYONEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWX3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWX2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWX1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWXFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWXDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWXONEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWWANEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWWANEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A000NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OW000NEX) [カスタム] 売切れしました。

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト))	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A0Y3NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500Y3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A0Y2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500Y2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A0Y1NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500Y1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A0YFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500YFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A0YDNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500YDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A0YONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500YONEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X3NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X2NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X1NEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500XFNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500XDNEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1 枚)	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500XONEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A000NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150000NEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715A000NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150000NEX) [カスタム] 売切れしました。

* 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO5) 用 LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500	GQ-SAY7ULT1910	GQ-SAY7ULT1930	GQ-SAY7ULT1960

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell: LT0U1/UGL	GQ-AY7ULTCL1

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

(e) 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00CEX) [カスタム] 売完了しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア7 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY3AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY2AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVY1AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742AVYFAEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXFAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1 枚)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL
RS440 BL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ (LT0U3/400)) x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ (LT0U3/400)) x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWY3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWY2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWY1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYONEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWX3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWX2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWX1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWYONEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OWWANEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A000NEX) [カスタム] (GQ-SUU742A000N) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU742OW000NEX) [カスタム] (GQ-SUU742OW000N) [カスタム] 売りました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト))	内蔵LTO (LTO (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0Y3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200Y3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0Y2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200Y2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0Y1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200Y1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0YFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0YDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YONEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YFNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YDNEX) [カスタム] 売りました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200YONEX) [カスタム] 売りました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A0WANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200WANEX) [カスタム] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU742A000NEX) [カスタム] (GQ-SUU742A000N) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420000NEX) [カスタム] (GQ-SUU7420000N) [カスタム] 売りました。

* 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510	GQ-SAY7ULT1560
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610	GQ-SAY7ULT1660

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・ ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・ ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00CEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・ ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)・ ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL
RS440 BL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVW0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVW0AEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AV00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL
RS440 BL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO (Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXDNE) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXONEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWWANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWOONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWOONEX) [カスタム] 販売しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DYONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DX3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DX2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DX1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DXFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DXDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DXONEX) [カスタム] 販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DWANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781ADOONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810DOONEX) [カスタム] 販売しました。

* 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710	GQ-SAY7ULT1760
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810	GQ-SAY7ULT1860

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 型<フル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1) (*4)								5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146SMLEX GQ-UH7146SMLRX GQ-UH7146SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7300SMLEX GQ-UH7300SMLRX GQ-UH7300SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7450SMLEX GQ-UH7450SMLRX GQ-UH7450SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7600SMLEX GQ-UH7600SMLRX GQ-UH7600SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7073TMLEX GQ-UH7073TMLRX GQ-UH7073TML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146TMLEX GQ-UH7146TMLRX GQ-UH7146TML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (64GB, SATA II, 2.5 型)	GQ-UH70648GEX GQ-UH70648GEX GQ-UH70648GRX GQ-UH70648G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT160) (*2)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT320) (*2) (*5)	GQ-SUD7320xxxxEX GQ-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) (*2) (*5)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) (*2) (*5)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) (*2)	GQ-SUU715xxxxEX GQ-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイム」は、異なる容量のHDDにて構築できません。「ディスクレイム」単位でのHDD容量混載は可 (但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。)

*2:別途SASカードモジュールが必要です。

*3:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*4:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*5:内蔵DATセット (DAT320) [GQ-SUD7320xxxxEX/GQ-SUD7320xxxx]、内蔵LTOセット (Ultrium3 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) [GQ-SUU7420xxxxEX/GQ-SUU7420xxxx] 及び内蔵LTOセット (Ultrium4 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) [GQ-SUU7810xxxxEX/GQ-SUU7810xxxx] を搭載した場合、システム装置のフロントパネルよりも約7mmほど前方にはみ出した状態で取り付けられます。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B L [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 型<フル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1)								5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146HMLRX GQ-UH7146HMLRX GQ-UH7146HML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7300HMLRX GQ-UH7300HMLRX GQ-UH7300HML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7450HMLRX GQ-UH7450HMLRX GQ-UH7450HML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7600HMLRX GQ-UH7600HMLRX GQ-UH7600HML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT160) (*2)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT320) (*2) (*5)	GQ-SUD7320xxxxEX GQ-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) (*2) (*5)	GQ-SUU742xxxxEX GQ-SUU742xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) (*2) (*5)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) (*2)	GQ-SUU715xxxxEX GQ-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)


×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイム」は、異なる容量のHDDにて構築できません。「ディスクレイム」単位でのHDD容量混載は可 (但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。)

*2:別途SASカードモジュールが必要です。

*3:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

*5:内蔵DATセット (DAT320) [GQ-SUD7320xxxxEX/GQ-SUD7320xxxx]、内蔵LTOセット (Ultrium3 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) [GQ-SUU7420xxxxEX/GQ-SUU7420xxxx] 及び内蔵LTOセット (Ultrium4 ｾﾞｰﾌﾞｲﾄ) [GQ-SUU7810xxxxEX/GQ-SUU7810xxxx] を搭載した場合、システム装置のフロントパネルよりも約7mmほど前方にはみ出した状態で取り付けられます。



RAID追加機能オプション

●RAID追加機能オプション仕様

- ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
- ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能 (内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
- ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)

●品名・形名

- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID FastPath) GQS-VSS7B3J0EX
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX

●RAID追加機能オプションの販売方法

- ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。