

日立アドバンストサーバ HA8000シリーズ
Lモデル（2011年05月～モデル）
（SS10xL, TS10xL, TS20xL, RS110xL, RS210xL, RS220xL, RS440xL モデル版）
システム構成図

（2013年2月22日現在）

サーバのスペックを選択いただくだけで、
構成と希望小売価格を手軽に
表示できます。

HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

HA8000series

HITACHI

「日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

＜他社所有商標に関する表示＞

- ・インテル、Intel、Pentium、Xeonは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
 - ・ENERGY STARとENERGY STARマークは、米国の登録商標です。
 - ・Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows Server、Hyper-V、Active Directory、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標または商標です。
 - ・VMware、VMware vSphere、ESX、ESXiは、VMware, Inc. の米国および、各国での登録商標または商標です。
 - ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
 - ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
 - ・80PLUSは、米国Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。
- 商標について <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

＜断り書き＞

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・本資料では、
Intel(R) Pentium(R) プロセッサ G620をPentium G620に、
Intel(R) Pentium(R) プロセッサ G850をPentium G850に、
Intel(R) Core(TM) i3-2120をCore i3-2120に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1220をXeon E3-1220に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1270をXeon E3-1270に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3-1280をXeon E3-1280に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5603をXeon E5603に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5649をXeon E5649に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5675をXeon X5675に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5690をXeon X5690に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4807をXeon E7-4807に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4830をXeon E7-4830に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4850をXeon E7-4850に、
Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7-4870をXeon E7-4870に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料に掲載の販売中の製品は、RoHS指令のrecast(2011/65/EU) [改正RoHS指令]で規定される特定有害物質の使用制限に対応しています。尚、完売となりました一部の内蔵デバイスにおいては、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応していません。2013. 01. 01. 以降改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応の内蔵デバイスを搭載したシステム装置は、改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

- ・本資料で使用の単位は、

K	: 1, 024
k	: 10 ³
M	: 10 ⁶
G	: 10 ⁹
T	: 10 ¹²

で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタで
ご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えする
コールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/RS440 CL (2011年05月～モデル) [ENERGY STAR適合モデル]



HA8000/RS440 CL [ENERGY STAR 適合モデル]
(筐体色：黒)

モデル名			RS440 CL [ENERGY STAR 適合モデル]	
筐体タイプ			ラックタイプ [4U]	
CPU (周波数)			Intel® Xeon® プロセッサ E7-4830 (2.13GHz)	
			最小 4/最大 4 (8 コア/CPU)	
			データ 8x32KB+命令 8x32KB	
			8x256KB	
			24MB	
チップセット			Intel 社製 7500	
システムバス (QPI) 周波数 *1			6.40GT/s	
メインメモリー			最小:8GB/最大:512GB	
			標準 32/最大 64	
			4GB (1GBx4), 8GB (2GBx4), 16GB (4GBx4), 32GB (8GBx4)	
			LV-DDR3 1066 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), Lockstep Channel Mode 対応, オンラインメモリー対応, メモリーミラーリング 対応	
			1066MHz	
表示機能			Emulex Pilot2 [オンボード]/32MB	
			640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)	
ハードディスク (本体内蔵) *3			最大容量	
			RAID 0	
			RAID 5	
			サポート HDD 容量	
			146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型)	
			インターフェース	
			SAS2.0 (6Gbps)	
			回転数	
			10000r/min	
			ホットプラグ/ホットスワップ	
			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
RAID コントローラ			LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) [専用スロット/PCI Express<x8>]	
			インターフェース	
			SAS2.0 (6Gbps)	
			チャンネル数	
			8 ボート (HDD1 台/ボート)	
			キャッシュ容量	
			512MB (SDRAM/ECC)	
			サポート RAID レベル	
			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)	
拡張ストレージベイ			2.5 型 (HDD 専用)	
			5 型 (Ultrabay 対応)	
			5 型 (薄型)	
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16>x1, PCI Express 2.0<x8>x4 [ホットプラグ 対応] *5, PCI Express 2.0<x4>x3, PCI Express<x4>x2	
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x2 [フロント x1 (使用不可), リア x1], シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x5 [フロント x3, リア x2 (1 ボート/コントロール切替ユニット) または <ディスプレイ/キーボードユニット> にて占有)] *6	
			LAN	
			コントローラ	
			Wake On LAN 機能	
			Intel 社製 82576NSx2 [オンボード/PCI]	
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4 (RJ-45)	
			ボート *7	
外形寸法			484 (W) x 770 (D) x 176 (H) mm [突起物含む], 484 (W) x 704 (D) x 176 (H) mm [突起物含まず]	
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 43.0kg (54.3kg)	
電源			電圧 周波数	
			AC100V/AC200V 50/60Hz	
			電源コードプラグ形状 (本数)	
			接地型 2 極差込プラグ (標準:2 本, 冗長化電源ユニット搭載時:3 本又は 4 本)	
			冗長化電源	
			2 (標準)+1 (オプション [ロング ライフサポートモデルは標準]) または 2 (標準)+2 (オプション [ホットプラグ 対応])	
冗長 FAN			ボート [ホットプラグ 対応]	
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			AC100V: 1084W/1428W, AC200V: 1032W/1369W	
最大消費電流			AC100V: 16.1A, AC200V: 7.4A	
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示			区分	
			エネルギー消費効率	
			対象外	
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置/60dB 以下 *10	
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *11	
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815w_ha8000.pdf	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイ管理ツール], ハードウェア保守エージェント, システム情報採取ツール	
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル x2 本 (2.5m) [ロング ライフサポートモデルは 3 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール	

*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時:LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時:LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)

*5: Windows Server 2003 R2 環境で PCI ホットプラグサポート。

*6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。

*8: 通常使用時の目安の値です。


*9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。

又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。

*11: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面



A : 拡張ストレージベイ (5型)

リムーバブルデバイスを1台増設できます。

B : 拡張ストレージベイ (5型 (薄型))

内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。

C : LAN STATUSランプ1, 2, 3, 4 (緑)

システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。

D : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

F : USBコネクタ (フロント)

オプションのUSBメモリーなどのUSB対応機器を使用するときに接続します。


G : 拡張ストレージベイ (2.5型) 1~8

内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。

H : HDDキャニスタランプ (緑および橙)

点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A : POWERランプ (緑)

POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : RESETスイッチ

システム装置をハード的にリセットするときに押します。

C : NMIスイッチ

使用しません。スイッチは押さないで下さい。

D : POWERスイッチ

システム装置の電源の入・切をするときに押します。

E : FAN ERRORランプ (橙)

システム装置内のシステムファンに障害が発生した場合に点灯します。システムファンはシステム装置前面に8個搭載されます。

F : SYSTEM STATUS/FAULTランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

G : ACCESSランプ (緑)

内蔵DVD-ROMにアクセスしているときに点灯します。


H : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプ点灯させるときに押します。

I : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

● 背面




A：拡張スロット（PCI）

PCI Express仕様のボードを10枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1～10となります。

B：ネットワークインタフェースコネクタ1, 2, 3, 4

LANケーブルを接続します。上段右から時計回りの順にネットワーク
インタフェースコネクタ1, 3, 4, 2となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



7ギビ・ティランブ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立

点滅：データ送受信中

消灯：HUB とのリンクが未確立

リンクランプ（緑または黄）

点灯：1000BASE-T で HUB とのリンクが確立（緑点灯）

100BASE-TX で HUB とのリンクが確立（黄点灯）

消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

C：POSTコードランプ（緑）

システム装置の動作状態を示します。

D：CSSランプ（黄）

システム装置内のシステムファン、電源ユニットおよびメモリーライザーボードの冗長性が失われたり、傷害が発生した場合に点灯します。

E：FANエラーランプ（橙）

システム装置内のシステムファンに傷害が発生した場合に点灯します。
システムファンはシステム装置前面に8個搭載されています。

F：USB コネクタ（リ）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB対応機器を接続します。

G：SYSTEM STATUS/FAULTランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

H：SYSTEM IDランプ（青）

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM ID ランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

I：SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

J：ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットをディスプレイを接続します。

K：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

L：電源スロット1, 2, 3, 4

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は右から順に1～4となります。電源スロット1, 2には電源ユニットが標準搭載されます。
電源スロット3, 4には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。
尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット3にも電源ユニットが標準搭載されます。

M：ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。


N：電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1, 2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。
冗長用電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

O：電源ステータスランプ

左からPOWERランプ（緑）、PS ERRORランプ（橙）、ACランプ（緑）です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) パッケージモデル ^(※40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.5インチ SATA II I/F	選択 ^(※2) / 選択 ^(※3)	選択 ^(※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-C6NNKN4	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル ^(※40)						GQV440CL-C6NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル ^(※40)						GQU440CL-C6NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル ^{(※30)(※60)}						GQV440CL-C6NNKNH	
OS なしモデル						GQA440CL-C6NNKN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項] を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項] を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。


② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サポート用]
おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) パッケージモデル ^(※40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.5インチ SATA II I/F RAID 追加機能サポート用 ^(※11)	選択 ^(※2) / 選択 ^(※3)	選択 ^(※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-C6NNFN4	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル ^(※40)						GQV440CL-C6NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル ^(※40)						GQU440CL-C6NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル ^{(※30)(※60)}						GQV440CL-C6NNFNH	
OS なしモデル						GQA440CL-C6NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項] を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項] を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.0/7.1/ATA II I/F	選択 (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-B6NNKN4	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQV440CL-B6NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQU440CL-B6NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)						GQV440CL-B6NNKNH			
OS なしモデル						GQA440CL-B6NNKN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項] を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項] を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。


② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サポート用]
おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.0/7.1/ATA II I/F RAID 追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-B6NNFN4	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQV440CL-B6NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQU440CL-B6NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)						GQV440CL-B6NNFNH			
OS なしモデル						GQA440CL-B6NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項] を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項] を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.0/7.1 ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-A6NNKN4	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQV440CL-A6NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQU440CL-A6NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)						GQV440CL-A6NNKNH			
OS なしモデル						GQA440CL-A6NNKN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は7ヶグレード[※]保守サービス (有償) にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項] を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項] を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サポ-ト用]

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.0/7.1 ATA II I/F RAID 追加機能サポ-ト用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-A6NNFN4	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQV440CL-A6NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)						GQU440CL-A6NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)						GQV440CL-A6NNFNH			
OS なしモデル						GQA440CL-A6NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は7ヶグレード[※]保守サービス (有償) にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項] を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項] を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

外付けオプション編へ

ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編へ

ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

①HA8000/RS440CL [ENERGY STAR 適合^{*}ル] [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形態	希望小売価格	
							保守料(月額) (※2)	
							維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) パッケージ (※40)	Xeon E7-4830 v4CPU (2.13GHz/3256GB/24MB)	ディスクレイアウト SAS2 0.9/17TB ATAII 1/F LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-T6NNKN4	完売しました。	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) パッケージ (※40)						GQV440CL-T6NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) パッケージ (※40)						GQU440CL-T6NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] パッケージ (※30) (※60)						GQV440CL-T6NNKNH		
OS なしモデル						GQA440CL-T6NNKN0		

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: モニターボードは、搭載必須製品です。必要なモニターボード（純正品）を選択の上、ご購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク（純正品）を選択の上、ご購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *22: およびさまざまなモデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用されます。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7年グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *3: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので7.7.1の構成上の注意事項/7.1.0 情報/Windows Server 2008 での制限事項/ 参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので7.7.1の構成上の注意事項/7.1.0 情報/Windows Server 2008 R2 での制限事項/を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのシステム構成メタと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1.0 情報を参照願います。


②HA8000/BS440CL [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能対応] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスク/レイト コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	保守料(月額) (※2)	
							維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) パッケージモデル (※40)	Xeon E7-4830 ×4CPU (2.13GHz/32GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2 0/17TB ATA II 1/F RAID 追加機能付*1 -1用 (※11)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-T6NNFN4	完売しました。	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (※40)						GQV440CL-T6NNFN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) プレインストールモデル (※40)						GQU440CL-T6NNFN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※30) (※60)						GQV440CL-T6NNFNH		
OS なしモデル						GQA440CL-T6NNFN0		

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent(Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11: RAID追加機能サポートモデル用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GSG-VSS73H0EX]を購入願います。
 *22: およかせ含むモデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品のうち4年目に適用いたします。(標準3年無償保証製品のうち1年/2年目/3年目の維持保守守適用は7777グレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境にて、制限事項がありますので、7.7.13構成上の注意事項を、7.1.0S情報「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境にて、制限事項がありますので、7.7.13構成上の注意事項を、7.1.0S情報「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアに対応するフラグメントをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1.0S情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源 ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.0/7.2 ATA II I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + G0-BP2251EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-L6NNKC4	完売しました。		—
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)							GQV440CL-L6NNKC2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)							GQU440CL-L6NNKC2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)							GQV440CL-L6NNKCH			
OS なしモデル							GQA440CL-L6NNKC0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{※1}] [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能^{※11}サポート]


ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源 ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4830 x4CPU (2.13GHz/8x256GB/24MB)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/3.0/7.2 ATA II I/F RAID 追加機能サポート用 (*11)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + G0-BP2251EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW440CL-L6NNFC4	完売しました。		—
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)							GQV440CL-L6NNFC2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)							GQU440CL-L6NNFC2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)							GQV440CL-L6NNFCH			
OS なしモデル							GQA440CL-L6NNFC0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux), JP1/ServerConductor/BladeServerManager

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9



プロセッサ
[Xeon E7-4830 (2.13GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 24MB)]
(オプション形名なし)

・システム装置に4個標準搭載されます。

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。

<HA8000/RS440 CL [ENERGY STAR 適合モデル]>

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ


※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

システム装置本体 I/F & スロット

①	ディスプレイインターフェース
②	キーボードインターフェース
③	マウスインターフェース
④	シリアルインターフェース (COM1)
⑤	シリアルインターフェース (COM2)
⑥	パラレルインターフェース
⑦	SCSI インターフェース
⑧	ネットワークインターフェース
⑨	プロセッサスロット
⑩	メモリスロット
⑪	拡張スロット
⑫	拡張ストレージベイ
⑬	電源スロット
⑭	シリアルATA インターフェース
⑮	FDD インターフェース
⑯	USB インターフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

メモリー

メモリスロット 1~64

10

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリーライザボード
[メモリスロット数: 8 スロット x2 枚]
(オプション形名なし)
・メモリーライザ 1、5 用
・システム装置に標準搭載されます。

メモリーライザ 1, 5

選択



メモリーボード
[4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ704GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。



メモリーボード
[8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ708GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。



メモリーボード
[16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ716GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。



メモリーボード
[32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ732GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーライザボード
[メモリスロット数: 8 スロット x2 枚]
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 2、6 用

メモリーライザ 2, 6

選択



メモリーボード
[4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ704GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。



メモリーボード
[8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ708GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。



メモリーボード
[16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ716GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。



メモリーボード
[32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ732GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーライザボード
[メモリスロット数: 8 スロット x2 枚]
(GQ-EH7240EX) [カスタム]
(GQ-EH7240)
・メモリーライザ 3、7 用

メモリーライザ 3, 7

選択



メモリーボード
[4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ704GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。



メモリーボード
[8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ708GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。




メモリーボード
[16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ716GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。




メモリーボード
[32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM]
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム]
(GQ-MJ732GL1)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



ーメモリー搭載条件表ー


・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

＜HA8000/RS440 CL [ENERGY STAR 適合モデル]＞

RS440 システム装置では、下図のように DIMM およびメモリーライザを搭載します。

メモリーライザ 1, 2 を「ブランチ 1」、メモリーライザ 3, 4 を「ブランチ 2」、メモリーライザ 5, 6 を「ブランチ 3」、メモリーライザ 7, 8 を「ブランチ 4」とそれぞれ呼びます。

RS440 システム装置は、Lockstep Channel Mode を標準でサポートします。



【実装条件①】

・メモリーライザには、最大 8 枚までの DIMM を搭載可能です。

【実装条件②】

・メモリーボードの搭載は同一の DIMM を 4 枚単位で増設します。(メモリーライザに DIMM を 2 枚ずつ搭載)

【実装条件③】

・メモリーライザの搭載は、2 枚単位で増設します。

【実装条件④】

・CPU の搭載数により、メモリーライザの最大搭載数が変わります。

搭載 CPU が 4 個の場合は、最大メモリーライザ搭載数は、8 枚 (全てのメモリーライザが搭載可能)


【実装条件⑤】

・各ブランチ内の 2 枚のメモリーライザは、同一のパターンで DIMM を搭載します。

メモリーライザ	1 (標準搭載) / 3 / 5 (標準搭載) / 7																2 / 4 / 6 / 8							
	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード 4 枚時	/	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	/
メモリーボード 8 枚時	/	—	2	—	—	2	/	/	—	2	—	—	—	2	—	/	/	—	2	—	—	2	—	/
メモリーボード 12 枚時	/	3	2	—	—	2	3	/	/	3	2	—	—	2	3	/	/	3	2	—	—	2	3	/
メモリーボード 16 枚時	/	3	2	4	4	2	3	/	/	3	2	4	4	2	3	/	/	3	2	4	4	2	3	/

斜体フォントの数字：該当スロットに DIMM 搭載可。容量の異なる DIMM の混載は数字の小さいスロットから順に容量の大きい DIMM を搭載します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

【実装条件⑥】

- ・CPUの搭載数におけるメモライザのサポート搭載パターンは下記となります。
- (1) CPU 4 個搭載時のメモライザ構成

構成D	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4		メモリーバンク可否
	メモライザ [*] 1 (標準搭載)	未搭載	メモライザ [*] 3	未搭載	メモライザ [*] 5 (標準搭載)	未搭載	メモライザ [*] 7	未搭載	
									不可

構成E	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4		メモリーバンク可否
	メモライザ [*] 1 (標準搭載)	メモライザ [*] 2	メモライザ [*] 3	メモライザ [*] 4	メモライザ [*] 5 (標準搭載)	メモライザ [*] 6	メモライザ [*] 7	メモライザ [*] 8	
									可

- ・RS440CLモデルは、CPU 4 個標準搭載のため、メモライザボード[8Q-EH7240EX]の最低1 式の追加手配が必須となります。

●メモライザ搭載数におけるDIMM搭載ルール

・メモライザ4 枚搭載時（構成D）


プランチ No.	プランチ 1																プランチ 2																
メモライザ [*] No.	メモライザ [*] 1 (標準搭載)								メモライザ [*] 2								メモライザ [*] 3								メモライザ [*] 4								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード [*] 8 枚時	1							1	未搭載								1							1	未搭載								
メモリーボード [*] 12 枚時	1		3				3	1				3				3	1			3				3		1							
メモリーボード [*] 16 枚時	1		3				3	1				3				3	1			3				3		1							
メモリーボード [*] 20 枚時	1	5	3				3	5		1			3			3	5	1			3			3		5	1						
メモリーボード [*] 24 枚時	1	5	3				3	5		1			3			3	5	1			3			3		5	1						
メモリーボード [*] 28 枚時	1	5	3	7	7		3	5		1			3			3	5	1			3	7	7			3	5	1					
メモリーボード [*] 32 枚時	1	5	3	7	7		3	5	1			3			3	5	1			3	7	7		3	5	1							

プランチ No.	プランチ 3																プランチ 4																	
メモライザ [*] No.	メモライザ [*] 5 (標準搭載)								メモライザ [*] 6								メモライザ [*] 7								メモライザ [*] 8									
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D		
メモリーボード [*] 8 枚時	2							2	未搭載								2							2	未搭載									
メモリーボード [*] 12 枚時	2							2									2							2										
メモリーボード [*] 16 枚時	2		4				4	2				4				4	2			4				4		2								
メモリーボード [*] 20 枚時	2		4				4	2				4				4	2			4				4		2								
メモリーボード [*] 24 枚時	2	6	4				4	6		2			4			4	6	2			4			4		6	2							
メモリーボード [*] 28 枚時	2	6	4				4	6		2			4			4	6	2			4			4		6	2							
メモリーボード [*] 32 枚時	2	6	4	8	8		4	6	2			4			4	6	2			4	8	8		4	6	2								

・メモライザ8 枚搭載時（構成E）

プランチ No.	プランチ 1																プランチ 2																
メモライザ* No.	メモライザ* 1 (標準搭載)								メモライザ* 2								メモライザ* 3								メモライザ* 4								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード* 16 枚時	1							1	1							1	2							2	2						2		
メモリーボード* 20 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2							2	2						2		
メモリーボード* 24 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2		6			6		2	2		6			6	2		
メモリーボード* 28 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2		6			6		2	2		6			6	2		
メモリーボード* 32 枚時	1		5			5		1	1		5			5		1	2		6			6		2	2		6			6	2		
メモリーボード* 36 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2		6			6		2	2		6			6	2		
メモリーボード* 40 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2	
メモリーボード* 44 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2	
メモリーボード* 48 枚時	1	9	5			5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2	
メモリーボード* 52 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2	
メモリーボード* 56 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14		6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2
メモリーボード* 60 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14		6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2
メモリーボード* 64 枚時	1	9	5	13	13	5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14		6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2

プランチ No.	プランチ 3																プランチ 4																
メモライザ* No.	メモライザ* 5 (標準搭載)								メモライザ* 6								メモライザ* 7								メモライザ* 8								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード* 16 枚時	3							3	3							3	4							4	4						4		
メモリーボード* 20 枚時	3							3	3							3	4							4	4						4		
メモリーボード* 24 枚時	3							3	3							3	4							4	4						4		
メモリーボード* 28 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4							4	4						4		
メモリーボード* 32 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4		8			8		4	4		8			8	4		
メモリーボード* 36 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4		8			8		4	4		8			8	4		
メモリーボード* 40 枚時	3		7			7		3	3		7			7		3	4		8			8		4	4		8			8	4		
メモリーボード* 44 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4		8			8		4	4		8			8	4		
メモリーボード* 48 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4	
メモリーボード* 52 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4	
メモリーボード* 56 枚時	3	11	7			7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4	
メモリーボード* 60 枚時	3	11	7	15	15	7	11	3	3	11	7	15	15	7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4	
メモリーボード* 64 枚時	3	11	7	15	15	7	11	3	3	11	7	15	15	7	11	3	4	12	8	16	16		8	12	4	4	12	8	16	16	8	12	4



①オンラインスベアメモリー機能使用時

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、DIMMSペアリングとRANKスベアリングによって、容量減少値が変わります。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。


【搭載ルール】

- ・メモリー実装条件①～⑤を満たすこと。
- ・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は非サポートとなります。
- ・DIMMSペアリング時、1メモリーあたり、DIMMを4枚以上搭載した場合よりサポートとなります。
- ・RANKスベアリング時、1メモリーあたり、2RANKメモリーを2枚以上搭載した場合よりサポートとなります。


②メモリーミラーリング機能使用時

メモリーミラーリング機能は、メモリーを二重化することにより、障害発生時(複数ビットエラー時)もシステムダウンせずに運用を続けることが可能な機能です。

右図のようにブランチ内のメモリー間で、メモリーミラーリングを構成します。メモリーミラーリング機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、搭載メモリー容量の1/2となります。また、オンラインスベアメモリー機能と同時に使用する事はできません。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

各種インターフェイス/電源ユニット





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574EX) [カスタム]
(GQ-CN7574)
・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 内部 4port]
SASボードセット
(GQ-SCE7211A10NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7211A10N)
・本セット形名にて購入願います。



SASケーブル

内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 内部 4port]
SASボードセット
(GQ-SCE7211A11NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7211A11N)
・本セット形名にて購入願います。



SASケーブル

内蔵デバイス (e)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム]
(GQ-CE7205)

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブリ装置へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブリ装置へ



Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム]
(GQ-CC7811)

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821, デイスクリシステム: BR1650S/BR1650S/BR1600S/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブリ装置へ




Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, テープサポート]
(GQ-CC7821EX) [カスタム]
(GQ-CC7821)

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821, デイスクリシステム: BR1650S/BR1650S/BR1600S/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択


同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブリ装置へ



RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。



HAモニタ対応SVPマイクロプログラム

- HAモニタ対応SVPマイクロプログラムについて
 - ・ クラスタソフトウェアHAモニタ対応用のSVPマイクロプログラムです。
 - ・ HAモニタ対応SVPマイクロプログラムは、SVPボードセット [GQ-SCM7961E00NEX/GQ-SCM7961E00N] が必要です。
 - ・ 工場搭載出荷には対応しませんので、システム装置と同時出荷の場合でも装置納入後SVPマイクロプログラムの入替作業が必要となります。(入替はユーザー作業となります。)
 - ・ HAモニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAmoitor/index.html>

- 形名
 - ・ GQS-VSS7B05H 完売しました。

専用スロット

11




RMMボード
[100BASE-TX]
(GQ-CW7440EX) [カスタム]
(GQ-CW7440)

UTP 5.5エンハンス
(100BASE-TX)
([2.4 スwitchング HUB] 参照)

2.4 スwitchングHUBへ

- RMMボードについて
 - ・ RMMボードは、システム装置に搭載してシステムコンソール端末とLAN接続し、リモートアクセスすることにより、システム装置に搭載されているBMCの稼働状況監視や電源制御の状態を確認することができます。(Webコンソール機能)
 - また、リモートからシステム装置の画面を表示させ、キーボード・マウス機能を使用したり、バーチャルフロッピーディスク・バーチャルCD/DVDといったリモートデバイス機能を使用することができます。(リモートコンソール機能)
 - これにより、リモートからシステム装置のBIOSやOSの操作を行ったり、バーチャルCD/DVDからユーティリティなどをインストールすることができます。
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、装置に添付の管理用ソフトウェア JP1/ServerConductor/Advanced Agent を使用します。また、ご使用の機能に応じて JP1/ServerConductor/Server Manager が必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductor の Web サイトをご参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>


<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID (2.5 型 SAS2.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (※2)	拡張スロット PCI									
					PCI Express 2.0					PCI Express				
					8 レーン	4 レーン	16 レーン	8 レーン	4 レーン	8 レーン	4 レーン	4 レーン	4 レーン	4 レーン
					スタンダード [ハイサイズ]									
					1	2	3 (※1)	4 (※1)	5 (※1)	6	7	8 (※1)	9 (※1)	10 (※1)
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[11]	3	×	×	×	③	×	×	×	×	②	×	①
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[2]	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×
LAN ボード (10GBASE-SR, 2port) (※5)	GQ-CN7652EX GQ-CN7652	[1]	2	×	①	②	×	×	×	×	×	×	×	×
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (※4)	GQ-CN7574EX GQ-CN7574	[5]	3	×	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A1ONEX GQ-SCE7211A1ON	[8]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A1INEX GQ-SCE7211A1IN	[8]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[7]	3	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[10]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[9]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×
SVP ボードセット	GQ-SCM7961E0ONEX GQ-SCM7961E0ON	[6]	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
 ①:搭載可 (搭載優先順位)
 ×:搭載不可

- *1:PCI スロット 3, 4, 5, 8, 9, 10 は、ホットプラグ非対応です。
 *2:Windows Server 2003 R2 環境でのみ PCI ホットプラグ対応です。
 *3:サーバ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
 *4:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみ対応します。
 *5:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

(a1) 12

拡張ストレージベイ2.5型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク

〔146GB, SAS2.0(10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146SMLX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7146SML)

・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

〔300GB, SAS2.0(10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300SMLX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7300SML)

・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

〔450GB, SAS2.0(10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7450SMLX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7450SML)

・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

〔600GB, SAS2.0(10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7600SMLX/RX) [カスタム]
(GQ-UH7600SML)

・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

(c) 12


拡張ストレージベイ5型(薄型)



内蔵DVD-ROM

〔DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速〕
(オプション形名なし)

・システム装置に標準搭載されます。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

(d) 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル (5 年) 用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.3 (7.3) 型 (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.3 (7.3) 型 (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVWACEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00CEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OV00CEX) [カスタム] 売切れしました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル (4 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.3 (7.3) 型 (DAT160) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.3 (7.3) 型 (DAT160) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVWABEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00BEX) [カスタム]	・ 価格は J-One にて 確認願います。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OV00BEX) [カスタム] 売切れしました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVV0AEX) [カスタム]	内蔵DAT (DAT160) (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ-カートリッジ (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 5年-サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 CL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] ・データ(デ-カ-リッジ) [DAT160] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1) ・データ(デ-カ-リッジ) [DAT160] x10 巻付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWYONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWX1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWXONEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWWANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWOONEX) [カスタム] (GQ-SUD716AWOON) [-----]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD716OWOONEX) [カスタム] (GQ-SUD716OWOON) [-----] 販売しました。

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)]	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600Y1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600YONEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XFNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XDNEX) [カスタム] 販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XONEX) [カスタム] 販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0WANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600WANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0OONEX) [カスタム] (GQ-SUD716A0OON) [-----]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600OONEX) [カスタム] (GQ-SUD71600OON) [-----] 販売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デ-カ-リッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310	GQ-SAY7DAT1330	GQ-SAY7DAT1360
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デ-カ-リッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410	GQ-SAY7DAT1430	GQ-SAY7DAT1460

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(5年)用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT320(非圧縮:160GB)) ・ 7.5インチ(7.5インチ) (DAT320)x30巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option (DVD1枚)	Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VWACEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VW0CEX) [カスタム] 完売しました。

・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT320(非圧縮:160GB)) ・ 7.5インチ(7.5インチ) (DAT320)x26巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option (DVD1枚)	Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VWABEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7320VW0BEX) [カスタム] 完売しました。

・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT320) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB)) ・ デイ(デ-カトリック) (DAT320) x20巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXFAX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VXDAX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320VW0AEX) [カスタム]	販売しました。

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

内蔵DAT (DAT320)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル / ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス		
	内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB)) ・ デイ(デ-カトリック) (DAT320) x10巻付き		内蔵DAT (DAT320 (非圧縮: 160GB))
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WY0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WXDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WX0NEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WVANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WVANEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WV0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7320WV0NEX) [カスタム]


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT320) 用 DAT320 デ-カトリック Maxell: DAT320	GQ-SAY7DAT1510	GQ-SAY7DAT1530	GQ-SAY7DAT1560

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT320) 用 DAT320 クリーニング カートリッジ 日本 HP: Q2039A	GQ-AY7DATCL3



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00CEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・データ7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・データ7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVW0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVW0AEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 CL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO (Ultrium5 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500))x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (※1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500))x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWY3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWY2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWY1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWX3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWX2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWX1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OWWANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A000NEX) [カスタム] (GQ-SUU715A000N) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150000NEX) [カスタム] (GQ-SUU7150000N) [カスタム] 売完了しました。

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, ハーフハイト))	内蔵LTO (LTO (非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (※1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A0Y3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500Y3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A0Y2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500Y2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A0Y1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500Y1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A0YFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500YFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A0YDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500YDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500YONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500X3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500X2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500X1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500YFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500YDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)		-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500YONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A00WANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU71500WANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU715A000NEX) [カスタム] (GQ-SUU715A000N) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150000NEX) [カスタム] (GQ-SUU7150000N) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。


※1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO5)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U5/1500	GQ-SAY7ULT1910	GQ-SAY7ULT1930	GQ-SAY7ULT1960

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 CL

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

(e) 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (※1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDCEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWACEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AV00CEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00CEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 標準サポート（1 年分）が付属します。

※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (※1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQU4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDBEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWABEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AV00BEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00BEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・CA ARCServe Backup r16 for Windows/CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 標準サポート（1 年分）が付属します。

※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 CL


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) (*1) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OYDAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OYDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)	-----	-----	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWAAEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS440 CL

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵LTO (Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル／ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ (LT0U4/800))x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ (LT0U4/800))x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWY1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWYONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWX1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWXONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781AWWANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OWWANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A000NEX) [カスタム] (GQ-SUU781A000N) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU781OW000NEX) [カスタム] 売完了しました。 (GQ-SUU781OW000N) [カスタム] 売完了しました。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト))	内蔵LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A0Y3NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100Y3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A0Y2NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100Y2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A0Y1NEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100Y1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A0YFNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100YFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A0YDNEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100YDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A0YONEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100YONEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X3NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X2NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス] (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100X1NEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100XFNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100XDNEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	-----	-----	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100XONEX) [カスタム] 売完了しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A0WANEX) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100WANEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU781A000NEX) [カスタム] (GQ-SUU781A000N) [カスタム]	・価格はお問い合わせ願います。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム] 売完了しました。 (GQ-SUU7810000N) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r16 for Windows/CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710	GQ-SAY7ULT1760
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810	GQ-SAY7ULT1860

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 C L [ENERGY STAR 適合^{＊1}ル] [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型 (薄型)	5 型 (薄型)
			2.5 型 (*1)								5 型	5 型 (薄型)		
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146SMLEX GQ-UH7146SMLRX GQ-UH7146SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7300SMLEX GQ-UH7300SMLRX GQ-UH7300SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×		
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7450SMLEX GQ-UH7450SMLRX GQ-UH7450SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×		
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7600SMLEX GQ-UH7600SMLRX GQ-UH7600SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		
内蔵DATセット (DAT160) (*2)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		
内蔵DATセット (DAT320) (*2) (*4)	GQ-SUD7320xxxxEX GQ-SUD7320xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-7mm) (*2) (*4)	GQ-SUU781xxxxEX GQ-SUU781xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-7mm) (*2)	GQ-SUU715xxxxEX GQ-SUU715xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		


(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:一つのディスプレイリムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイリム単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブデバイス設定に注意が必要です。])

*2:別途SASカードセットが必要です。

*3:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*4:内蔵DATセット(DAT320) [GQ-SUD7320xxxxxEX/GQ-SUD7320xxxxx] 及び内蔵LTOセット(Ultrium4 4-7mm) [GQ-SUU781xxxxxEX/GQ-SUU781xxxxx] を搭載した場合、システム装置のフロントベゼルよりも約7mmほど前方にはみ出した状態で取り付けられます。



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
- 品名・形名
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。