

ダントツ行く! 10



「液晶テレビ」

イラスト◎谷口シロウ

ダントツ 本日は、秋葉原博士のお宅にお招きいただきましてありがとうございます。何か見せたいものがあるとおっしゃっていましたけれど……。

博士 実は、わが家の新しい絵画をお見せしようと思っただけです。こちらへどうぞ。
ダントツ あら、なんて素敵なお絵です。でも、どこかで見たことがあるような……？

パパ これは、ダ・ヴィンチの「受胎告知」じゃないですか!?

ナオキ パパ、この絵、テレビだよ!

博士 うおっほん、いかにも。これは、絵画を映した壁掛けテレビです。しかしどうです。実に精巧に映し出されているので

通称ダントツさん。首都圏郊外の一戸建てに住む34歳の主婦。夫と長男9歳、長女4歳、おじいちゃん、イチロー(大型犬)の5人+1匹家族。趣味のテニスやPTAに忙しく、料理も家事も手抜きをしたいチャッカリ主婦。



しょう? 高開口率・広視野角のIPS(In-Plane Switching)方式の液晶パネルを採用していますから、どの角度から見てもきれいでしょう? しかも、鮮やかな色再現と高コントラストを実現する高性能画像処理エンジン「Picture Master「F」EHD」により、細部のニュアンスまで忠実に再現されています。

ダントツ 本当にきれいな。それに、とても薄くて、本物の絵画みたいですね。

博士 最薄部の厚さはわずか35mm、壁に掛けても、出っ張りはわずか60mmです。しかも、シンプルで洗練されたフォルムですから、絵画が引き立つのです。というわけで、わが家ではこのとおり、「受胎告知」も「モナリザ」も、いつでも好きなときに楽しめるようになりました!

パパ 配線はどうなっているのですか? 他のAV機器はどこへ……?

博士 実はこのWooo UTシリーズは、モニターとチューナーを独立させたセパレート方式なのです。ハイビジョン信号を無線伝送できるオプションのワイヤレスユニットを使えば、配線もこのとおり、スッキリするわけですね。そして、外付けのAV機器は、チューナーに接続させていきます。チューナーには、取り外しできる別売りのHDD「iVDR-S」に対応した

厚さわずか35mmの「Wooo UTシリーズ」

360度どこから見ても美しいプロポーション
ココがダントツ1



自由なレイアウトが楽しめるセパレート方式
ココがダントツ2



ダントツ (あら、「受胎告知」が、いつの間にか吾一君の写真に……)

博士 どうです? 子供の肌の質感もこのとおり。とってもかわいいでしょう!

ダントツ パパ、なんだかとてもうらやましくなってきたわー。うちもテレビで絵画を鑑賞しましょうよ。

パパ その前にやることがあるんじゃないの。部屋の掃除とか……!?



見たい番組をいつでも楽しめる「iVポケット」搭載
ココがダントツ3



Wooo UTシリーズ
32V型で従来比3分の1の厚さわずか35mm、従来比2分の1の軽量化を実現(Wooo9000シリーズと比較)。モニターとチューナーを独立させたセパレート方式により、部屋の壁でも中央でも、好きな場所に設置できる。高開口率・広視野角のIPS方式の液晶パネル、着脱可能なHDD「iVDR-S」に対応した「iVポケット」など、日立が長年培ってきたテレビ技術の粋を集め、超薄型化を実現した話題のシリーズ。
<http://av.hitachi.co.jp/>