

ダントツ行く! 7



「掃除機」

イラスト◎谷口シロウ

ダントツ 家電のなかで、もっと便利になっ
てほしいと思うのが、掃除機だワ。

ババ どうして?

ダントツ だって、重くて扱いにくくて、
うるさくて、排気が臭いでしょ。イチロー
だって、掃除機をかけると嫌がつて一目散
に逃げていくわよ。

ババ ママは最新の掃除機を知らないから
だよ。ほら、いろんなタイプの掃除機があ
るよ。ずいぶん便利になつてみたいだね。

ダントツ あら、ほんと。

店員さん 大きく分けると、紙パック方式
とサイクロン方式があります。紙パック方
式だと紙パックにたまつたゴミをバツと捨て
られて、紙パックがフィルターの役割も果た

通称ダントツさん。首都圏郊外の一戸建てに
住む34歳の主婦。夫と子供2人(息子9歳と娘
4歳)、おじいちゃん、イチロー(大型犬)の5人
+1匹家族。趣味のテニスやPTAに忙しく、料
理も家事も手抜きをしないチャカリ主婦。



してくれるのでお手入れが簡単です。サイ
クロン方式は、ダストケースの中で竜巻状
の風を起こして、遠心力でゴミと空気を
分離。紙パックがいりませんから経済的で
すし、吸引力も落ちにくい。それぞれ利点
があるので、人気を二分しているんですよ。

ダントツ それぞれ良さがあるのね。でも、
掃除機って、使っているうちに吸引力が弱
くなっちゃうのよね。手入れも面倒。し
かも、排気口から出る風が、小さなほこり
とかアレルギー物質を舞い上げるって聞い
たことがあるわ。

店員さん 日立の最新式のクリーナーな
ら、紙パック方式もサイクロン方式も、4万
5000回転/分の高速ファンモーター、
時速540kmの高速風を起こしてしっかり
ゴミを吸い取ってくれます。特徴的なのが、
自動お手入れ機構です! お掃除のたび
に、上面、後面、底面の3カ所からダストフイ
ルターを振動させて、自動的に除じんして
くれるからパワーが長もちするんです。こ
心配の花粉やダニの死骸だけでなく、細
菌やウイルスまで、なんと25種類ものアレ
ルギー源をしっかりとキャッチするんですよ。
微細なチリも99.9%逃しません。

おじいちゃん ワシの花粉症にも良さそ
うだね。

ダントツ 排気は臭くないの?

店員さん ナノプラチナとナノチタンがしつ

ナレベルのほこりも しっかりキャッチ 日立クリーナー 「パワースター」



かり消臭してくれます。ペットのにおいも
気にならなくなりますよ。

それから、手元にあるレバーで使う場所
や背丈に合わせてパイプの長さを簡単に
調節できるうえ、ヘッドが薄いので、部屋
の隅やベッドの下など狭い場所まで入りま
すし、垂直にクルッと回るので、すみずみま
でキレイにお掃除できるんです。

ダントツ 進化しているのね。でも、紙
パック方式はお金がかかりそうだし、サイ
クロン方式はフィルターのお手入れとかやっ
ぱり大変なんですよ?

店員さん 「パワースター」なら、使用する
紙パックは1年間でわずか2.4枚。「こみ
ダッシュサイクロン」なら、立体フィルターの
内側にティッシュペーパーをセットしておけば、
ゴミがティッシュにくるまれてバツと捨てら
れますし、フィルターも汚れにくいですね。

ダントツ やっぱり迷っちゃうワ。どれ
がいいのか、お隣さんにも聞いてみなくちゃ。

サツ!
クルツ!
使いやすい

アレル
逃さん構造で、
捕じん率
99.999%

ココがダントツ3

ココがダントツ1

ココがダントツ2

3連自動
除じん
で、
ダストフィルタ
ーをリフレッシュ

ダニや花粉だけでなく細菌やウイルスまで逃さない「パワ
ースター きれいな宣言」CV-PK500、紙パックが不要で強烈
パワーが長もちする「ごみダッシュサイクロン」CV-SK20、除
菌・消臭はもちろんのこと、お手入れいらずでゴミ捨てが簡
単な「パワースター(紙パック式)」CV-PK10。排気のきれ
いさと使いやすさにこだわったラインアップが勢ぞろい。

