

**ガイダンス機能とV o I P機能で新コミュニケーションを提供する  
日立マルチコミュニケーションシステム「E T - 6 . 1 0 i A」を発売**



--- 携帯電話の様に、昼も夜もお客様に合わせて適切に対応 ---

株式会社 日立コミュニケーションテクノロジー (取締役社長：青木 榮司)は、V o I Pソリューションパッケージ『V o x i P』の「I P電話サービスセット」について製品メニューの追加を行います。複数の電話事業者が提供するI P電話サービス対応や、ナンバー・ディスプレイやネーム・ディスプレイ情報を活用して電話の相手ごとに電話の受け方を自動選択する機能、7色バックライト付き大型L C Dによるガイダンス機能を装備した、マルチコミュニケーションシステム「E T - 6 . 1 0 i A」を9月13日より発売いたします。

「E T - 6 . 1 0 i A」は、外線6チャンネルと多機能電話機を10台まで収容可能な、小規模事業所向け通信システムで、以下の新機能を搭載しています。

まず、複数の電話事業者が提供するI P電話サービスに対応できます。専用ルータを内蔵しV o I Pを手軽に導入できるようにしました。またインターネットなどの不特定多数が利用するネットワークでも洩れの無い通話が可能な盗聴防止機能を持っております。

次に、標準電話機は7色バックライト付き大型L C Dによる漢字表示に対応し、着信時の相手名称を漢字表示することに加え、十字キーにより携帯電話感覚で利用できる「漢字電子電話帳機能」を搭載しています。

さらに、お得意様からの電話をナンバー・ディスプレイ情報で識別し、自席電話へ着信する機能や、外出時には携帯電話へ転送するなど電話をかけてきた相手によって電話の受け方を自動選択できる「らくらく転送機能」。また、「留守録機能」を標準搭載し、ナンバー・ディスプレイ機能と連動することで着信相手を自動的に留守録したり、内線着信や自動転送するなどの自動切替えも可能としています。そのほか音声ガイダンス機能も充実していますので、外出先からリモート操作による各種設定時、音声による設定確認や、転送時のガイダンス機能により電話対応がスムーズになります。

このたび発売するE T - 6 . 1 0 i Aは、2001年12月発売以来ご好評を戴いているE T - i Zシリーズの後継機種として、その信頼性や機能を継承しながら、現在の電話の利用方法に慣れたお客様方にも使いやすく、またさらに便利にご利用いただける新機能を提供致します。

中容量機種は2004年12月20日より出荷開始予定です。

## 本製品の主な特長

### (1) VoIP対応 (VoXiP IP電話化ソリューション)

- ・マルチキャリア対応  
IP電話サービスを提供している3事業者に対応しています。
- ・ルータ内蔵  
ルータを内蔵する事により、オールインワンでIP電話サービスに対応出来ます。  
ルータ選定の時間を省き、設定も簡単に出来ます。
- ・盗聴防止機能  
独自の盗聴防止通話機能により本装置相互の通話は秘匿性が向上します。

### (2) 音声ガイダンス機能

- ・セット時応答メッセージ送付  
転送登録時に「転送を設定しました」と案内が聞こえるなどの各種「ガイダンス機能」も装備しました。
- ・最大1時間の留守録を2系統  
事務所と自宅の様に一台で違う運用をされているお客様に対応できる様に、2系統の留守録機能を装備。録音時間の容量は1系統あたり1時間。電話を保留にしても録音を継続する親切機能も装備し、ビジネスチャンスを逃しません。

### (3) 相手毎に表示色を変更可能、7色バックライト付き大型LCDに漢字表示可能

- ・識別着信機能1  
かけてきた相手番号(発信者番号通知機能)を表示できます。また相手名称の表示も可能です。  
見やすい漢字10文字(半角英数20桁)×6行の大型ディスプレイによって会社名や顧客名での表示が可能です。
- ・識別着信機能2  
発信者番号通知機能により着信時の色を番号毎に変更できます。大事なお客様や、社内営業マンの緊急対応などビジネススタイルを最適に構築できます。
- ・十字キー  
携帯電話感覚の十字キーを装備。各種検索や登録も十字キーと7色バックライト付き大型LCDによるガイダンス機能で判り易く表示・設定(登録)・操作が可能です。

### (4) コードレス電話機の機能充実

- ・バックライト付きダイヤルキー  
アナログコードレス電話機とハンドルコードレスの子機は、操作時ダイヤルキーが光ります。
- ・1chハンドオーバ  
デジタルコードレスはアンテナのエリアをまたがって通話しても、切れる事がなくなりました。以前の様な親機・子機の組合せを気にする必要はありません。

(5) 各種転送（転送電話、らくらく転送）機能

- ・転送先などの設定も簡単。7色バックライト付き大型LCDのガイダンスを見ながら十字キーにて簡単に設定できます。
- ・転送された電話の応答時には「      からの転送電話です。      からの転送電話です。」のトーキが聞こえ電話に出る前に相手の確認が出来る親切機能を装備。
- ・2ヶ所の転送先を同時に呼び出して、先に応答した方と接続する「ツイン転送」
- ・1ヶ所を呼び出し、応答が無い場合に別のもう1ヶ所に転送する「追っかけ転送」

(6) メロディ着信

- ・着信時、外線毎（又は着信番号毎）及び短縮ダイヤルグループ毎（相手番号毎）に、着信音をメロディ（10曲から2曲、別の11曲から1曲の合計3曲）+着信音パターン（4パターン）から選択出来ます。
- また、オプションユニットの実装により、さらに11曲から1曲を追加出来ます。
- <営業部と総務部で、または店舗と自宅で着信音を変えて識別する事が出来ます>

当社は新しいコミュニケーションツール「ET-6.10iA」を、より身近なVoIP化に貢献するファーストチョイスの製品として展開していきます。

（「VoxiP IP電話化ソリューション」）

<VoxiP>

VoxiPは、株式会社 日立製作所が提供する「日立 IP テレフォニーソリューション CommuniMax」に基づくソリューションです。

**他社商品名称に関する表示**

- ・ナンバー・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイはNTTのサービス名称です。
- ・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

**販売計画**

年間20,000セット

**価格および出荷時期（小容量機種）**

機 種	システム価格	出 荷 時 期
日立マルチコミュニケーションシステム 「ET-6.10iA」	価格：446,250円～ (税抜 425,000円～)	2004年 10月29日
（構成：主装置1台、多機能電話機5台）		

上記価格には、SE費、工事・保守費、ソフト及び周辺機器は含みません。

（中容量機種は2004年12月20日より出荷開始予定）

**【製品についての問い合わせ先】**

株式会社 日立コミュニケーションテクノロジー

企業ネットワーク事業部 システム部 [担当：内藤]

〒140-0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号 大森ベルポートD館

電話 03-6404-0522 (ダイヤルイン)

**【報道についての問い合わせ先】**

株式会社 日立コミュニケーションテクノロジー

コーポレートサポート室 [担当：市川]

〒140-0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号 大森ベルポートD館

電話 03-6404-1232 (ダイヤルイン)

**【ホームページURL】**

<http://www.hitachi-com.co.jp/>

**【問合せ先メールアドレス】**

[web-com@hitachi-com.co.jp](mailto:web-com@hitachi-com.co.jp)

以 上

【別紙1】

<マルチコミュニケーションシステム「ET-6.10iA」の主な仕様>

項目		仕様	
回 線 容 量	外線	INS ネット64	初期実装：0 / 最大容量：3 / 増設単位：1or2
		アナログ外線	初期実装：0 / 最大容量：6 / 増設単位：1or2or4
		VoIP(チャネル) [100BASE-TX:1ポート]	初期実装：0 / 最大容量：8 / 増設単位：4
	内線	多機能電話機	初期実装：6 / 最大容量：10 / 増設単位：4
		単独電話機	初期実装：2 / 最大容量：6 / 増設単位：4
	外線+内線の容量		18回線 (注1)
主装置寸法(幅 x 奥行き x 高さ:mm)		約 380 x 111 x 316	
主装置質量 (kg)		約 4.0	
最大消費電力 (W)		約 58	
電話機寸法(幅 x 奥行き x 高さ:mm)		約 182 x 258 x 89.5	
電話機質量 (kg)		約 0.9	
使用環境条件		周囲温度：0～40 ， 相対湿度 20～85% (結露無きこと)	

(注1)組合せにより最大数は変わります

-----  
 このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。  
 発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。  
 -----