

添付資料

1. 新デザイン多機能電話機



多機能電話機 「HI-24E-TELSD」



多機能電話機 「HI-24E-TELSDBK」



メタリックパープル



ブライトゴールド



写真はサンプルパネルを挟んだものです。

2. 「NETTOWER MX900IP」 主な仕様

項目		仕様		
		CCUA	CCUB	CCUC
外観				
回線容量	アナログ局線	64	128	192
	INSネット64	32	64	96
	INSネット1500	4	8	12
	専用線	16	32	48
	ひかり電話オフィスタイプ	4	8	12
	多機能内線	32	128	192
	単独電話機内線	32	128	192
	事業所用PHS接続装置(親機)	16	32	48
	事業所用PHS端末(子機)	200		
	ハンドルコードレス	20		
	IP多機能内線	多機能電話機の内数		
SIP端末	多機能電話機の内数			
交換方式	制御方式	蓄積プログラム制御方式		
	通話路方式	時分割PCM方式		
電源装置	入力電圧	AC100V ± 10V(50/60Hz)		
環境条件	温度	0 ~ 40		
	湿度	25 ~ 85 %RH		
最大寸法(W×D×H)(mm)		約400×250×350	約400×250×700	約400×250×1050
質量(kg)		約10	約20	約30
筐体塗装色		マンセル10B 8.0/0.2 模様塗装		

以上