


【システム構成イメージ】



【製品仕様】

項目	V S -3000 P	
	タイプ S	タイプ M
収容可能端末	IP対応 PHS 基地局、構内 PHS 端末	
最大容量	PHS 基地局	60 台
	PHS 内線	500 台
LAN インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX	
呼制御手順	SIP/独自 (*1)	
環境条件	温度：0～40、湿度：25～85%	
電源条件	AC100V 50 / 60Hz	
外形寸法 W×D×H(mm)	約 430×約 300×約 66	約 430×約 285×約 175
質量	約 4.0 kg	約 9.0kg

*1 : VS-3000P と IP対応 PHS 基地局間の PHS 制御は当社独自プロトコルとなります。