

L1/10 LTOチェンジャ 製品仕様

HITACHI
Inspire the Next

本製品は2006年7月に販売終了しております。
仕様につきましては販売当時の情報です。ご了承ください。



モデル名		L1/10	
ドライブ		LTO Ultrium2	LTO Ultrium3
ドライブ数		1	
メディアスロット数		10	
容量(非圧縮時)		2.0TB	4.0TB
容量(圧縮時)*1		4.0TB	8.0TB
テープロード/イジェクト時間		19秒/13秒	
平均データアクセス時間		52秒	
転送速度	非圧縮時	108GB/h	288GB/h
	圧縮*1	216GB/h	576GB/h
電源条件	対応電圧	AC100/200V	
	電流	2.0A (AC100V時)	
		1.0A (AC200V時)	
	所要電力	200[VA]	
発熱量	200[W]		
付属電源コード		AC100V用5-15P電源ケーブル×1 (スタンドアロンモデル, ラックマウントモデル)	
		AC100/200V用IEC320電源ケーブル×1 (ラックマウントモデル)	
インタフェース/コネクタ		Ultra160 SCSI(LVD)	Ultra320 SCSI(LVD)
外形寸法/EIA規格ユニット数		178×483×711[mm]	
質量		26.8[kg]	
環境条件	温度(非動作時)	16～32°C(16～32°C)	
	湿度(非動作時)	20～80%(20～80%)	

*1. 圧縮時の値は、データ圧縮率を2:1とした場合(データ圧縮率はデータの内容により変化します)

 株式会社 日立製作所

URL : <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/>
製品仕様は、改良のため変更することがあります。ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
© Hitachi, Ltd. 2010. All rights reserved.

uVALUE

2010.10