

# L1/24 オートローダ装置 (LTO Ultrium 3) 製品仕様

**HITACHI**  
Inspire the Next

本製品は2009年11月に販売終了しております。  
仕様につきましては販売当時の情報です。ご了承ください。



モデル名	L1/24	
ドライブ	LTO Ultrium3 ハーフハイト	
ドライブ数	1	
メディアスロット数	24(標準) / 23(メールスロット設定時)	
容量(非圧縮時)	9.6TB	
容量(圧縮時)*1	19.2TB	
転送速度	非圧縮時	216GB/h
	圧縮 *1	432GB/h
電源条件	対応電圧	AC100/200V
	電流	1.68A (AC100V時)
		0.84A (AC200V時)
	所要電力	168VA
発熱量	168W	
付属電源コード	AC100V用5-15P電源ケーブル×1 (スタンドアロンモデル, ラックマウントモデル)	
	AC100/200V用IEC320電源ケーブル×1 (ラックマウントモデル)	
インタフェース/コネクタ	SAS 3Gbps	
外形寸法/EIA規格ユニット数	86.5 × 445 × 779mm/2U	
質量	15.6kg	
環境条件	温度(非動作時)	10~35°C(16~32°C)
	湿度(非動作時)	20~80%(20~80%)

※1. 圧縮時の値は、データ圧縮率を2:1とした場合(データ圧縮率はデータの内容により変化します)

 株式会社 日立製作所

URL : <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/>  
製品仕様は、改良のため変更することがあります。ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。  
© Hitachi, Ltd. 2010. All rights reserved.

**uVALUE**

2010.10