

L1/8, L1/16 LTOチェンジャ装置 製品仕様

HITACHI
Inspire the Next

本製品は2008年10月に販売終了しております。
仕様につきましては販売当時の情報です。ご了承ください。



モデル名		L1/8	L1/16
ドライブ		LTO Ultrium3	
ドライブ数		1	
メディアスロット数		8	16
容量(非圧縮時)		3.2TB	6.4TB
容量(圧縮時 *1)		6.4TB	12.8TB
テープロード/イジェクト時間		19秒/13秒	
平均データアクセス時間		52秒	
転送速度	非圧縮時	288GB/h	
	圧縮 *1	576GB/h	
電源条件	対応電圧	AC100／200[V]	
	電流	2.0[A] (AC100[V]時)	
		1.0[A] (AC200[V]時)	
	所要電力	160[VA]	
		発熱量	160[W]
付属電源コード		AC100[V]用5-15P電源ケーブル × 1 (スタンドアロンモデル, ラックマウントモデル)	
		AC100/200[V]用IEC320電源ケーブル × 1 (ラックマウントモデル)	
インタフェース/コネクタ		Ultra320 SCSI(LVD)	
外形寸法(H×W×D)		89 × 450 × 755[mm]	
質量		20.0[kg]	22.7[kg]
環境条件	温度(非動作時)	16～32℃(16～32℃)	
	湿度(非動作時)	20～80%(20～80%)	

※1. 圧縮時の値は、データ圧縮率を2:1とした場合(データ圧縮率はデータの内容により変化します)

 株式会社 日立製作所

URL : <http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/>

製品仕様は、改良のため変更することがあります。ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

© Hitachi, Ltd. 2010. All rights reserved.

uVALUE

2010.1