

# L56/3000 テープライブラリ装置 (LTO Ultrium5) 製品仕様

HITACHI  
Inspire the Next

本製品は2016年9月に販売終了しております。  
仕様につきましては販売当時の情報です。ご了承ください



モデル名	L56/3000	
ドライブ	LTO Ultrium5	
ドライブ数	56(最大搭載時)	
メディアスロット数	最小200～最大5,798	
容量	非圧縮時	8.697PB
	圧縮時 *1	17.394PB
テープロード/アンロード時間	19秒	
平均データアクセス時間	52秒	
転送速度	非圧縮時	最大28.224TB/hr
	圧縮時*1	最大56.448TB/hr
電源条件	対応電圧	AC200V
	電流	9.65A (ベースモジュール) 10.2A (ドライブ拡張モジュール)
	所要電力	1,930VA (ベースモジュール) 2,040VA (ドライブ拡張モジュール)
付属電源コード	ベースモジュール AC200V:NEMAL6-30P(2本) ドライブ拡張モジュール AC200V:NEMAL6-30P(2本)	
インタフェース/コネクタ	FC 8Gbps/LC	
外形寸法(W×D×H)/EIA規格ユニット数	916×1,245×2,000mm(最小構成時) 7,828×1,245×2,000mm(最大構成時)	
質量	約575kg(最小構成時)/ 約2750kg(最大構成時)	
環境条件	温度	16～32℃
	湿度	20～80%

\*1圧縮時の値は、データ圧縮率を2:1とした場合(データ圧縮率はデータの内容により変化します)