

2003 年 10 月 7 日

液晶テレビを採用し、ダブルチューナーを搭載した「Prius Deck 770G」、コンパクトデザインの「Prius Air 630G」、スーパーピュアカラー液晶搭載の「Prius Note 200G」をラインアップ
— DVD スーパーマルチドライブ搭載モデルなど全 4 モデル発売 —



日立製作所 コピキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO: 百瀬 次生)は、このたび、コンシューマ向け液晶デスクトップ PC 「Prius Deck 770G シリーズ」として「17V 型ワイド液晶テレビ Wooo」を採用した TV モデル「770G7TVP」、コンパクトデザインの「Prius Air 630G」として 17 型ワイドアドバンスドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイを採用した TV モデル「630G7AVP」、A4 ノート PC 「Prius Note 200G」として広視野角の 15 型スーパーピュアカラー液晶ディスプレイを採用した「200G5LVPW」と「200G5LMP」の合計 3 機種 4 モデルを 10 月 23 日から発売します。

新製品の特徴として、「770G7TVP」では、上下左右 170 度の広視野角と約 450cd/m²の高輝度で、ハイコントラストで迫力ある映像を提供する「17V 型ワイド液晶テレビ Wooo」を採用しました。液晶テレビと PC 本体が各々 TV チューナーを搭載しているため、液晶 TV で TV 番組を見ながら、同時に裏番組を録画することが可能です。

また、従来の TV 視聴機能に加え「ダイレクトオーバーレイ機能」を新たに採用しました。映像圧縮を行わず TV 映像を直接表示させることにより、操作時のレスポンスが向上し、快適に TV 映像を楽しむことができます。

さらに最先端の 3D グラフィック性能を発揮する NVIDIA® GeForce™ FX Go 5200 を新たに搭載し、滑らかでリアルな描画性能で、3D ゲームなどの映像再現に威力を発揮します。また、全ての DVD メディアを利用できる「DVD スーパーマルチドライブ」と「スロットイン DVD-ROM ドライブ」を搭載しており、手軽にオリジナル映像を DVD に残せます。

新たに Prius Air シリーズに投入するコンパクトデザインの「630G7AVP」では、約 1677 万色表示で美しくなめらかな高画質を映し出し、上下左右 170 度の広視野角と、ハイコントラストで明るい(輝度約 350cd/m²)「17 型ワイドアドバンスドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」と「DVD マルチドライブ」を搭載しており、きめ細かい美しい映像で TV や DVD の視聴、オリジナル DVD の作成が楽しめます。また、「770G7TVP」と同様に「ダイレクトオーバーレイ機能」を新たに採用しています。

本モデルは従来から好評を得ているソフトウェア「Prius Air View」を搭載しており、インターネットアイコンや TV 番組等のコンテンツを画面右から緩やかに流しながらトップ画面に表示します。多くの情報が一画面でサムネイル(縮小)表示されるため、気になる情報にすばやくアクセスでき、ブロードバンドをより快適に活用できます。

A4 ノート PC で新たに Prius Note シリーズとして投入する「Prius Note 200G」では、上下左右 176° の広視野角「スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用し、鮮やかで美しい映像表示を実現しています。また、DVD マルチドライブの搭載^{*1}、54Mbps/11Mbps 無線 LAN (IEEE802.11g/b)^{*2}の採用などにより、オリジナル DVD の作成やケーブルレスでのブロードバンドをより身近に楽しめます。さらに、本モデルでは、通信環境を切り替えられる「ネットワ

ーク切替ユーティリティー」も採用しています。

*1：200G5LVPWのみ。200G5LMPはDVD-ROM&CD-R/RWドライブを搭載。

*2：200G5LVPWのみ。

■今回発表の新製品<Prius Deck 770G/Prius Air 630G/Prius Note 200G>

*価格は全てオープンです。

品名	型名	CPU、メモリー	HDD	光学ドライブ	ディスプレイ	統合ソフト	特徴	発売時期
Prius Deck 770G	770G7TVP	HTテクノロジ [®] インテル [®] Pentium [®] 4 プロセッサ 2.80C GHz DDR SDRAM 512MB	約 180GB	DVDスーパーマルチドライブ + スロットイン DVD-ROMドライブ	17V型ワイド液晶テレビ (WXGA)	Office 2003 Personal	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダー付TVチューナー (3次元Y/C分離回路・ゴーストリダクション搭載)	10/23 (木)
Prius Air 630G	630G7AVP	インテル [®] Pentium [®] 4 プロセッサ 2.66 GHz DDR SDRAM 256MB	約 160GB	DVDマルチドライブ	17型ワイドアドバンスドスーパーピュアカラー液晶 (WXGA)	Office 2003 Personal	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダー付TVチューナー	
Prius Note 200G	200G5LVPW	インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ 1.5 GHz DDR SDRAM 512MB	約 60GB	DVDマルチドライブ	15型スーパーピュアカラー液晶 (XGA)	Office 2003 Personal	無線LAN (IEEE802.11g/b)	
	200G5LMP	インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ 1.4 GHz DDR SDRAM 256MB	約 40GB	DVD-ROM & CD-R/RWドライブ	15型スーパーピュアカラー液晶 (XGA)	Office 2003 Personal	-	

■新製品の主な特徴

1. 美しい映像を映し出す

(1) 「17V 型ワイド液晶テレビ Wooo」を採用(770G7TVP)

- ・770G7TVPは「液晶テレビ Wooo」とのコラボレーションモデルです。「17V 型ワイド液晶テレビ Wooo」は、高画質映像回路「DIPP (デジタル・イメージ・ピクセル・プロセッサ)」を搭載、様々な液晶パネルに対応したデジタル映像信号処理でよりきめ細かい映像が楽しめます。D4 端子も装備しておりデジタル放送の映像にも対応します。WXGA (1280×768ドット) の解像度でデジタルハイビジョンの高画質映像を表示可能です。

地上デジタル放送・BS デジタルハイビジョン放送及び 110°CS デジタル放送をご覧になるには、別売のデジタルハイビジョンチューナーが必要です。

- ・液晶画面への写り込みを最小限に抑えた「AR(anti-reflective / 低反射)処理」を採用しており、ツヤのある鮮やかで高画質な画面でTVやDVDを楽しめます。
- ・1677 万色を表示し上下左右 170°の広視野角・高輝度(約 450cd/m²)と、ハイコントラストで迫力ある鮮やかな映像でTVやDVDなどを楽しめます。

(2) 「17 型ワイド アドバンスドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」採用(630G7AVP)

- ・上下左右 170°の広視野角により隅々まで鮮明な映像で、TVやDVD、デジカメ画像を楽しめます。
- ・「オート輝度調整機能」をサポート
ソフトウェア「Prius Air View」と連動して画面の明るさを自動的に切り替えます。通常のPC画面に対して、TVやDVDを画面全体で楽しむときは、明るい画面(AVモード)に切り替えます。
- ・「3 分割スモーキング機能」を採用
通常TV放送(4:3)サイズの映像を違和感なくワイド画面に表示させるスモーキング機能を搭載し、ハードウェアで横伸張を補正、最適化してより自然で美しい映像を表示します。

- ・液晶画面への写り込みを最小限に抑えた「AR(anti-reflective / 低反射)処理」を採用しており、ツヤのある鮮やかで高画質な画面で TV や DVD を楽しめます。

(3) 「15 型スーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」採用(200G5LVPW / 200G5LMP)

- ・1677 万色を表示して上下左右 176 ° の広視野角で、コントラスト比は 400:1 のハイコントラストで艶やかな映像で楽しめます。

2 . より鮮明な映像で TV 映像を楽しめる(770G7TVP / 630G7AVP)

- ・ハードウェア MPEG2 高画質 TV チューナー搭載により、より安定した高画質での視聴 / 録画が可能です。また輝度信号と色信号を高精度に処理し、色にじみやカラーノイズを抑える「3 次元 Y/C 分離回路」^{*3} と、画像の二重、三重映りや色の劣化をもたらすゴースト障害を大幅に低減する「ゴーストリデュサー」^{*3} を搭載しています。画面のぼやけやちらつきを減らし、クッキリとした鮮明な映像を表示できます。

^{*3}: 770G7TVP のみ。

- ・従来の視聴機能に加え「ダイレクトオーバーレイ機能」^{*4} を新たに採用しました。映像圧縮を行わず、TV 映像を直接表示させることにより操作時のレスポンスが向上し、快適に TV 映像を楽しむことができます。

^{*4}: ダイレクトオーバーレイ機能使用時は、タイムシフト機能をご利用になれません。

- ・TV 番組の予約録画では、新たに「ダイレクトライティング機能」^{*5} を搭載し、TV 番組を DVD-RAM に直接 VR フォーマットで録画することが可能になりました。DVD-RAM への VR フォーマットの映像再生と録画をサポートしたことにより、DVD-RAM レコーダーとの互換性を強化しています。

^{*5}: 予約録画時のみ DVD-RAM メディアへの VR フォーマットでの書き込みが行えます。VR フォーマットで録画した DVD-RAM メディアの再生・動作は、全ての DVD-RAM レコーダーでの再生・動作を保証するものではありません。

- ・120 分 / 60 分 / 30 分の時間設定が可能な「スリープタイマー」を採用し、設定した時間が来るとパソコンの電源 OFF を行います。
- ・深夜帯での番組録画に便利な「ナイト録画モード」を新たに搭載しました。録画予約時に「静音録画」に設定すれば、黒画面を表示し、無音声で録画を開始します。

3 . DVD を存分に楽しむ

(1) 「DVD スーパーマルチドライブ」搭載(770G7TVP)

- ・DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW とあらゆる DVD メディアに対応する、先進の「DVD スーパーマルチドライブ」を搭載しました。全ての DVD メディアが利用でき、DVD レコーダーとの互換性もさらに向上しました。^{*6}

(2) 「DVD マルチドライブ」搭載(630G7AVP / 200G5LVPW)

- ・DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW と多彩な DVD メディアに対応しており、用途に合わせてオリジナル DVD を作成^{*6}することができます。もちろん CD-R、CD-RW を使ったオリジナル CD 作りも楽しめます。

^{*6}: 作成したメディアは、全ての DVD プレイヤー、DVD-ROM ドライブ等での再生・動作を保証するものではありません。

4 . 豊富なインタフェースを装備

- ・「770G7TVP」「630G7AVP」には、デジタルカメラなどの記録メディアを直接読み込み / 書き込みできる「SD ダイレクトスロット」 / 「メモリースティックスロット」^{*7} を装備しました。大量の画像データも手軽に取り込めます。
- ・高速データ転送を実現する USB2.0 を搭載、周辺機器との高速なデータ通信が可能です。
- ・デジタルカメラで撮った画像データを USB 接続はもちろん、SD メモリーカードやメモリースティック^{*7} をスロットに差すだけで、自動的に HDD に取り込み、年月単位で管理するオートアルバム機能を「Prius Navistation2」「Prius Air View」に搭載しました。

^{*7}: MagicGate 機能およびメモリースティック PRO には対応していません。

5. 全モデル共通

- ・2003年10月1日から改正施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に全モデルが対応しています。これにより、ユーザーがパソコンを排出する際に回収・再資源化の料金を新たに負担することなく、当社にて回収・再資源化します。^{*8}

^{*8}: 家庭および個人から排出されるパソコンが対象となります。回収にあたっては日本郵政公社の「エコゆうパック」を利用します。



●PCリサイクルマークについて

このマークが表示されている弊社製品は、ご家庭からの排出時に新たな料金の負担なく、回収・再資源化します。詳細は、弊社ホームページ(<http://www.hitachi.co.jp/pc-recycle/>)をご覧ください。回収のお申し込みは、ホームページからお願いいたします。お電話では、問い合わせ等へのご案内をさせていただきます。

■日立リサイクルホットライン(※電話での対応は国内に限らせていただきます。)

ホームページ: <http://www.hitachi.co.jp/pc-recycle/>

TEL: 0120-12-5006 (フリーダイヤル、携帯電話・PHSからも可)

受付時間: 9:30～17:00(土・日・祝日、および弊社休業日を除く)

- ・スクロール機能付光学式マウスを採用しており、メンテナンスが手軽です。
- ・自然な文章でオンラインヘルプの検索ができるソフトウェア「CyberSupport」をプレインストールしています。オペレーティングシステムには、「Microsoft® Windows® XP Home Edition(with Service Pack 1)」、統合ソフトには「Microsoft® Office Personal Edition 2003」を搭載しています。

■添付資料

1. 新製品の特徴
2. サポート体制
3. 製品の仕様
4. ソフトウェア一覧

■他社商標表記

- ・Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・インテル、Pentium、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

■商品情報

- ・インターネット: 「Prius World」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

■お客様問合せ先

- ・安心コールセンタ TEL:0120-8855-96(フリーコール)もしくは03-3298-6750
利用時間: 平日10:00～20:00 / 土・日・祝・祭日10:00～17:30
(年末年始(12/31～1/3)は休みます)

■取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 コピキタスプラットフォームグループ
インターネットプラットフォーム事業部 販売推進本部 企画部 [担当:石島]
〒105-8430 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立愛宕別館
TEL:03-3506-1655 (ダイヤルイン)

以上

添付資料

1. 新製品の特徴

(1) TV 番組を「キレイに」楽しむ、録画する

- ・「770G7TVP」には、3次元 Y/C 分離回路やゴーストリデューサーを搭載したハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダ搭載のテレビチューナーを搭載しており、TV 視聴時の快適な操作性と美しい画質での録画を実現しました。
- ・オンエア中の TV 映像を見ている途中で一時停止し、止めたところから見る「一時停止」機能、もう一度見たいシーンへ戻る「巻き戻し再生」機能、録画中の番組を頭から再生し、途中で早送りして実際の放送時間に追いつく「時間差再生」機能などのタイムシフト機能を楽しめます。
- ・電子番組表(EPG)で、最大 8 日間の番組検索(ジャンル別/出演者別)や録画予約が簡単にできます。予約設定は、番組を選び予約ボタンをクリックするだけの簡単さを実現しています。携帯電話からの録画予約操作も可能です^{*1}。録画可能時間は、「770G7TVP」では長時間画質で最大約 150 時間、「630G7AVP」では長時間画質で最大約 130 時間です。また電源 OFF の状態からも自動的に起動して、TV 番組の録画が可能です。
- ・画面の右側に TV 画面・番組情報などを表示する TV エリアを配置して、インターネットやソフトウェアを動作させながら TV を楽しめる「サイド TV 機能」をサポートしています。

^{*1}: 携帯電話からの録画予約を行うには、770G7TVP、630G7AVP がインターネット接続できる環境が必要です。また、ご利用の際には、パソコンを起動している必要があります。(節電状態ではご利用になれません。)本機能は、パソコンを設定した間隔でインターネットへ接続します。予約録画のできる携帯電話は、NTT ドコモ「i モード」対応機種、Vodafone「Vodafone live!」対応機種、au「EZ-web」対応機種となります。

(2)「Prius Navistation 2」の特徴(770G7TVP)

TV / 録画

- ・TV 番組の予約録画では、新たに「ダイレクトライティング機能」^{*2}を搭載し、TV 番組を DVD-RAM に直接 VR フォーマットで録画することが可能になりました。DVD-RAM への VR フォーマットの映像再生と録画をサポートしたことにより、DVD-RAM レコーダーとの互換性を強化しています。
- ^{*2}: 予約録画時のみ DVD-RAM メディアへの VR フォーマットでの書き込みが行えます。VR フォーマットで録画した DVD-RAM メディアの再生・動作は、全ての DVD-RAM レコーダーでの再生・動作を保証するものではありません。
- ・録画予約も電子番組表(EPG)で可能。ジャンルや出演者による番組検索もできます。
- ・120 分/60 分/30 分の時間設定が可能な「スリープタイマー」をサポートしました。設定した時間が来ると Prius Navistation2 がパソコンのシャットダウンを行います。

Library Viewer

- ・デジタルカメラで撮った画像データを USB 接続はもちろん、SD メモリーカードやメモリースティック^{*3}をスロットに差すだけで、自動的に Prius Navistation2 (HDD) に取り込み、年月単位で管理するオートアルバム機能を新たに搭載しました。また、動画ファイルや音声ファイルもすばやく呼び出し管理できます。

^{*3}: MagicGate 機能およびメモリースティック PRO には対応していません。

(3)「Prius Air View」の特徴(630G7AVP)

- ・「630G7AVP」に搭載しているソフトウェア「Prius Air View」は、画面右から緩やかに流れながらインターネットアイコンや TV 番組²等のコンテンツをトップ画面で表示します。
- ・流れる画面のインターネットアイコンは、追加・編集などカスタマイズが可能です。またマウス操作で自由に左右に画面スクロールできる「スクロール機能」と「ジャンルスキップ機能」を搭載しました。同じジャンル内にリンクボタン(リンク集、静止画等)へジャンプできるため、スピーディーな操作が可能です。

インターネット

- ・厳選されたインターネットサイトを登録しており、流れる画面からワンクリックで生活に必要な情報にアクセスできます。アクセス頻度の高い情報サイト(「ニュース」「天気予報」「乗換案内」「検索」「スポーツ」)のリンクは、常に画面下に表示されます。

TV / 録画

- ・TV 番組の予約録画では、新たに「ダイレクトライティング機能」^{*4}を搭載し、TV 番組を DVD-RAM に直接 VR フォーマットで録画できるようになりました。DVD-RAM への VR フォーマットの映像再生と録画をサポートしたことにより、DVD-RAM レコーダーとの互換性を強化しています。

^{*4}: 予約録画時のみ DVD-RAM メディアへの VR フォーマットでの書き込みが行えます。VR フォーマットで録画した DVD-RAM メ

ディアの再生・動作は、全てのDVD-RAMレコーダーでの再生・動作を保証するものではありません。

- ・画面の最上部に放送中の TV 番組を静止画で表示し、見たい番組をワンクリックで拡大表示します。録画予約も電子番組表 (EPG) で可能。ジャンルや出演者による番組検索もできます。
- ・120 分/60 分/30 分の時間設定が可能な「スリープタイマー」をサポートしました。設定した時間が来ると「Prius Air View」がパソコンのシャットダウンを行います。

Library Viewer

- ・デジタルカメラで撮った画像データを USB 接続はもちろん、SD メモリーカードやメモリースティック^{※5}をスロットに差すだけで、自動的に Prius Air View (HDD) に取り込み、年月単位で管理するオートアルバム機能を新たに搭載しました。また、動画ファイルや音声ファイルもすばやく呼び出し管理できます。

^{※5} : MagicGate 機能およびメモリースティック PRO には対応していません。

(3) 臨場感あふれるサウンドを楽しむ

- ・DVD を立体感あるサウンドで楽しめる「ドルビーバーチャルスピーカー機能」を搭載しました。また、ヘッドホンで迫力ある高音質が楽しめる「ドルビーヘッドホン機能」も搭載しています。

2 . サポート体制

(1) 無償引き取りサービス付き 1 年間無償保証と「安心コールセンタ」の充実したサポート

- ・ご購入 / 技術的なご相談 : 「安心コールセンタ」
TEL : 0120-8855-96 (フリーコール) もしくは 03-3298-6750 (通話料はお客様の負担になります。)
利用時間 : 平日 10:00 ~ 20:00 / 土・日・祝・祭 10:00 ~ 17:30
(年末年始(12/31 ~ 1/3)は休みます)
- ・修理依頼 : 「Prius 集中修理センタ」
TEL : 0120-88-1286 利用時間 : 10:00 ~ 18:00 (祝日・年末年始は休みます)
- ・「Prius G シリーズ」は、1 年間無償保証です。「Prius 集中修理センタ」に連絡をいただいた後に引き取りに伺い、修理完了後に返送します。
- ・本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。

(2) 情報提供サービス

- ・インターネットを使って「Prius シリーズ」の商品情報、動作確認した周辺機器情報、Q&A 等、各種の最新情報を提供します。
 - ・ [商品情報サイト] 名称「Prius World」
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>
 - ・ [サポート情報サイト] アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/>

3. 製品の仕様

■Prius Deck 770G / Prius Air 630G 仕様

品名		Prius Deck 770G		Prius Air 630G	
型名		770G7TVP		630G7AVP	
CPU		HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80C GHz *1		インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66 GHz	
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition (with Service Pack 1)			
システムバスクロック		800MHz		533MHz	
チップセット		Intel® 865PE チップセット		Intel® 845GV チップセット	
メインメモリー	標準 (最大) *12	標準 512MB (256MB×2、デュアルチャネル DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応) 最大 1024MB(512MB×2、デュアルチャネル DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応) *2		標準 256MB (256MB×1、DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応) 最大 1024MB (512MB×2、DDR SDRAM-DIMM、PC2700 対応)	
	DIMM ソケット	2 (標準では 2 つ使用済み)		2 (標準では 1 つ使用済み)	
キャッシュメモリー	1 次/2 次	12K マイクロ実行トレース + 8K(データ)(CPU 内蔵) / 512KB(CPU 内蔵)			
ビデオ	コントローラ	NVIDIA® GeForce™ FX Go5200		Intel® 845GV チップセット内蔵	
	VRAM	64MB (ビデオコントローラチップ内蔵)		最大 64MB(メインメモリー共用)	
	解像度及び最大発色数	800×600 ドット時 : 1677 万色、1024×768 ドット時 : 1677 万色、1280×768 ドット時 : 1677 万色			
標準ディスプレイ		17V 型ワイド液晶テレビ		17 型ワイド アドバンスドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ	
内蔵 HDD *3		約 180GB(Ultra ATA 100 対応)		約 160GB(Ultra ATA 100 対応)	
内蔵 DVD スーパーマルチドライブ		DVD-RAM (4.7GB/面) 読込最大 3 倍速/書込最大 3 倍速、DVD-R 読込最大 8 倍速 書込最大 4 倍速、DVD-RW 読込最大 8 倍速 書込 2 倍速、DVD+R 読込最大 8 倍速 書込最大 4 倍速、DVD+RW 読込最大 8 倍速 書込 2.4 倍速、DVD-ROM 読込最大 12 倍速、CD-R 読込最大 32 倍速 書込最大 24 倍速、CD-RW 読込最大 24 倍速 書込最大 16 倍速、CD-ROM 読込最大 32 倍速、バッファアンダーランエラー防止機能、E-IDE		-	
内蔵 DVD マルチドライブ		-		DVD-RAM (4.7GB/面) 読込最大 3 倍速 書込最大 3 倍速、DVD-R 読込最大 6 倍速 書込最大 4 倍速、DVD-RW 読込最大 6 倍速 書込 1 倍速、DVD-ROM 読込最大 12 倍速、CD-R 読込最大 32 倍速 書込最大 12 倍速、CD-RW 読込最大 24 倍速 書込最大 8 倍速、CD-ROM 読込最大 32 倍速、バッファアンダーランエラー防止機能、E-IDE	
内蔵 DVD-ROM ドライブ		DVD-ROM 読込最大 6 倍速、DVD-R 読込最大 4 倍速、CD-ROM 読込最大 24 倍速、CD-R 読込最大 24 倍速、CD-RW 読込最大 12 倍速		-	
テレビ機能	テレビチューナー		ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダー付き TV Tuner (VHF 1ch-12ch、UHF 13ch-62ch、CATV C13ch-C63ch)		
	高画質機能		3 次元 Y/C 分離、ゴーストリデュサー		-
	テレビ録画機能		高画質 : 720×480 (8Mbps) / 720×480 (6Mbps) 標準画質 : 720×480 (4Mbps) / 720×480 (3.5Mbps) 長時間画質 : 720×480 (3Mbps) / 720×480 (2Mbps)		
	最大録画時間	高画質モード (8Mbps)	約 40 時間		約 35 時間
		高画質モード (6Mbps) *	約 50 時間		約 45 時間
		標準画質モード (4Mbps) *	約 80 時間		約 70 時間
		標準画質モード (3.5Mbps)	約 90 時間		約 80 時間
		長時間画質モード (3Mbps)	約 100 時間		約 90 時間
長時間画質モード (2Mbps) *		約 150 時間		約 130 時間	
サウンド機能		AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 *4、ドルビーヘッドホン、ドルビーバーチャルスピーカー			
スピーカー		ステレオスピーカー (ディスプレイ内蔵、3W×2)			
LAN 機能		100BASE-TX/10BASE-T			
データ通信/FAX 機能		DATA 最大 56,000bps *5 / FAX14,400bps (V.90 規格準拠)			
インタ	赤外線	リモコン用 (USB 外付け)		リモコン用 (ディスプレイ内蔵)	

フェース	USB ^{*6}	USB2.0×6 (前面：2、背面：4)(キーボードで1使用済み、リモコン用受信ユニットで1使用済み)	USB2.0×8 (前面：2、背面：4、ディスプレイ：2)(ディスプレイで1使用済み、キーボードで1使用済み)
	映像入出力	S映像入力端子(ビデオイン)×1、コンボジット映像入力×1、TVアンテナ入力端子×1、S映像出力端子(ビデオアウト)×1	
	サウンド	ビデオ音声入力端子×1(ステレオピンジャック 背面)、ラインイン×1(ステレオミニジャック 背面)、ラインアウト×1(ステレオミニジャック 背面)、スピーカーアウト×1(ステレオミニジャック 背面)、光デジタルオーディオアウト×1(丸型、ヘッドフォンアウトと兼用 前面)、マイクイン×1(モノラルミニジャック 前面)	
	i.LINK (IEEE1394) ^{*7}	前面：S400 (4ピン) ×2	
	メモリーカード	SDダイレクトスロット×1、メモリースティックスロット×1 ^{*8}	
	その他	ディスプレイ：アナログRGB(ミニD-sub15ピン)×1、液晶ディスプレイ(DVI-Dコネクタ)×1、LAN(RJ45コネクタ)×1、FAXモデム：ライン×1、PHONE(モジュラーコネクタ4ピン)×1	
拡張スロット	PCIスロット	2(TVチューナーに1つ使用済み)(中段…奥行き：190mm以内、下段…奥行き：138mm以内)	2(TVチューナーに1つ使用済み)(奥行き：150mm以内)
	PCカードスロット	Type ×2 (Type ×1) PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応	
キーボード		USB 接続 OADG109 配列準拠キーボード (ワンタッチキー付き、マウス用USB HUB 付き)	
マウス		USB 接続 スクロール機能付き光学式マウス (ホイールマウス)	
リモコン		Prius Deck 専用リモコン ^{*9} 、単3電池2個付属 ^{*10}	Prius Air 専用リモコン ^{*9} 、電池付属 ^{*10}
外形寸法		105(W)×364(D)×372(H)mm (縦置き時、スタンド・突起除く。)	92(W)×375(D)×333(H)mm (スタンド含まず) 166(W)×375(D)×350(H)mm (縦置き時、スタンド含む)
質量		約9.4kg	約8.0kg
消費電力		約70W (最大：196W、サスペンド時：約3.8W)	約78W (最大：159W、サスペンド時：約4.1W)
省エネ法に基づく表示	区分	Q	
	エネルギー消費効率 ^{*11}	0.00051	0.00058
電源		100V 50/60Hz 平行2P コンセント	
ソフトウェア	ワープロ他	Microsoft [®] Office Personal Edition 2003	
付属品		モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、横置き用ゴム足、再セットアップディスク、リモコン、リモコン用受信ユニット、各種マニュアル	モデムケーブル、電源コード、パソコンスタンド、横置き用ゴム足、再セットアップディスク、リモコン、各種マニュアル
価格		オープン価格 (オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。)	

ディスプレイ		17V 型ワイド液晶 TV テレビモニター	17 型ワイド アドバンスドスーパービュアカラー液晶ディスプレイ
型式		W17-LC50PG	DT5172WGA
画素ピッチ		0.285×0.285 mm	
最大表示色		約 1677 万色	
最大解像度		1,280×768 ドット	
コントラスト比		400 : 1	
輝度		約 450 cd/m ²	約 350 cd/m ²
視野角	水平	170 度	
	垂直	170 度	
インタフェース		アナログインタフェース (ミニ D-sub15 ピン I) / PC 音声入力端子/ビデオ入力 3 系統、S2 ビデオ入力 2 系統、コンポーネント入力 1 系統 (D4 映像)、ヘッドホン出力	デジタルインタフェース(DVI)/PC 音声入力端子/USB 2.0 アップポート×1、USB 2.0 ダウンポート×2 ^{*6}
スピーカー		3W+3W	
外形寸法		552 (W) × 369.4 (H) × 214 (D) mm	552 (W) × 387 (H) × 190 (D) mm
質量		約 7.8 kg	約 6.3 kg
消費電力		約 65W (最大：81W、サスペンド時：約 1.7W)	最大約 80W (サスペンド時：約 6W 以下)
省電力機能		国際エネルギースタープログラム適合	国際エネルギースタープログラム適合 / DVI DMPM

プラグ&プレイ機能	DDC2B	
付属品	取扱説明書、AC アダプタ、電源コード、ディスプレイケーブル、オーディオケーブル、アンテナ接続ケーブル、リモコン	取扱説明書、AC アダプタ、電源コード、インタフェースケーブル(ディスプレイ、オーディオ、USB)

*1：HT テクノロジは従来のソフトウェアやドライバが動作しない場合があります。各ソフトウェアメーカー、周辺機器メーカーにお問い合わせ下さい。*2：デュアルチャネル DDR を利用する際は、PC2700 対応の同容量・同仕様の 2 枚組セット品をご利用下さい。また動作確認につきましては発売元にご確認下さい。最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。*3：容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。*4：サンプリング周波数は 48kHz です。この周波数に対応した機器が接続可能です。*5：56,000bps はデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は 33,600bps になります。*6：USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。*7：i.LINK 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。*8：MagicGate 機能、及びメモリースティック PRO には対応していません。*9：可動範囲/ディスプレイ受光部から距離：正面 約 5m、角度±15 度(上下、左右) 約 3m。平均電池寿命約 2 年。*10：付属の電池は動作確認用であり、動作時間の保証は致しません。*11：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。*12：最大容量まで拡張する場合は、搭載済みのメモリーボードを取り外す必要があります。

*：出荷時設定

■Prius Note 200G 仕様

品名		Prius Note 200G	
型名		200G5LVPW	200G5LMP
CPU		インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ 1.5GHz	インテル [®] Pentium [®] M プロセッサ 1.4GHz
OS		Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition (with Service Pack 1)	
システムバスクロック		400MHz	
チップセット		インテル [®] 855GM	
メインメモリー	標準 (最大)	標準 : 512MB (DDR SDRAM、PC2100 対応) 最大 : 1024MB (DDR SDRAM、PC2100 対応)	標準 : 256MB (DDR SDRAM、PC2100 対応) 最大 : 1024MB (DDR SDRAM、PC2100 対応)
	DIMM ソケット	2 (うち 2 つ使用済み)	2 (うち 1 つ使用済み)
キャッシュメモリー	1 次/2 次	1 次 : 64KB (32KB : 命令用 + 32KB : データ用) 2 次 : 1024KB	
	ビデオ	インテル [®] 855GM (チップセット内蔵)	
ディスプレイ	VRAM	最大 64MB (メインメモリー共用)	
	標準ディスプレイ	15 型スーパービューアカラー液晶ディスプレイ	
解像度及び最大発色数		800×600 ドット時 : 1677 万色 ^{*1} 、1024×768 ドット時 : 1677 万色 ^{*1}	
内蔵 HDD ^{*2}		約 60GB (Ultra ATA 100 対応)	約 40GB (Ultra ATA 100 対応)
内蔵 DVD マルチドライブ		読込最大 : CD-ROM 24 倍速、CD-R 24 倍速、CD-RW 12 倍速、DVD-ROM 8 倍速、DVD-R/RW 4 倍速、DVD-RAM 2 倍速、書込最大 : DVD-RAM 2 倍速、DVD-R 2 倍速、DVD-RW 1 倍速、CD-R 16 倍速、CD-RW 4 倍速、バッファアンダーランエラー防止機能、E-IDE	-
内蔵 DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ		-	読込最大 : CD-ROM 24 倍速、CD-R 24 倍速、CD-RW 24 倍速、DVD-ROM/R 8 倍速、DVD-RAM 5 倍速、DVD-RW 8 倍速、書込最大 : CD-R 24 倍速、CD-RW 10 倍速、バッファアンダーランエラー防止機能、E-IDE
サウンド機能		AC97 準拠、光デジタルオーディオ出力対応 ^{*3} 、ドルビーヘッドホン、ドルビーバーチャルスピーカー	
スピーカー		ステレオスピーカー (1.0W×2)	
LAN 機能		100BASE-TX/10BASE-T	
データ通信/FAX 機能		DATA 最大 56,000bps ^{*4} / FAX 14,400bps (V.90 規格準拠)	
インタフェース	USB ^{*5}	USB2.0×3 (側面×3)	
	サウンド	光デジタルオーディオ出力×1 [丸型、ヘッドフォンアウトと兼用 (ステレオ、ミニジャック)]、マイク入力×1 (モノラル、ミニジャック)	
	i.LINK (IEEE1394) ^{*6}	S400 (4 ピン) ×1	
	シリアル	RS-232C (D-Sub9 ピン、16550A 互換) ×1	
	パラレル	セントロニクス準拠 (D-Sub25 ピン、ECP 対応) ×1	
	その他	ディスプレイ : アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン) ×1、LAN (RJ45 コネクタ) ×1、FAX モデム (モジュラーコネクタ 4 ピン) ×1、PS2 ×1	
内蔵ワイヤレス LAN		IEEE802.11g/b 準拠	
拡張スロット	PC カードスロット	Type ×2 PC Card Standard 準拠、Card Bus 対応	
キーボード		109A 配列準拠キーボード (87 キー、ワンタッチキー付き)	
マウス		PS/2 接続 スクロール機能付き光学式マウス (ホイールマウス)	
ポインティングデバイス		2 ボタンスクロール機能付タッチパッド	
外形寸法		330 (W) × 281 (D) × 33.2 (H) mm (突起部除く)	
質量		約 3.0kg	約 2.8kg
消費電力		約 20W (最大 : 68W サスペンド時 : 約 2.5W)	
省エネ法に基づく表示	区分	S	
	エネルギー消費効率 ^{*7}	0.00072	0.00077
バッテリー	使用可能時間 ^{*8}	最大約 4.5 時間	最大約 2.0 時間
	充電時間	電源 OFF 時 約 2.5~3.5 時間、 電源 ON 時 約 3~5 時間	電源 OFF 時 約 1.5~2.5 時間、 電源 ON 時 約 1.5~2.5 時間
電源		100V 50/60Hz	
ソフトウェア	ワープロ他	Microsoft [®] Office Personal Edition 2003	
付属品		AC アダプタ、AC ケーブル、バッテリーパック (リチウムイオンバッテリー)、 モデムケーブル、再セットアップディスク、各種マニュアル	
価格		オープン価格 (オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。)	

*1 : 1677 万色表示は、26 万色表示パネルをディザリング処理で実現。*2 : 容量は物理フォーマット時の値です。1GB は 1,000,000,000 バイトとして計算しています。*3 : サンプリング周波数は 48kHz です。この周波数に対応した機器

が接続可能です。*4：56,000bps はデータ受信時の理論値の速度です。データ送信時は 33,600bps になります。

*5：USB 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。*6：i.LINK 対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。*7：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。*8：測定方法は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準じます。詳しい測定条件は、弊社 Web ページ「Prius World」内の「スペック詳細」ページにてご案内しております。なお、バッテリー使用可能時間は使用環境によって大きく異なります。

4. ソフトウェア一覧

(: インストール済み、● : バンドル)

分野	ソフトウェア名	770G7 TVP	630G7 AVP	200G5 LVPW	200G5 LMP
OS	【Microsoft® Windows® XP Home Edition(with Service Pack 1)】				
統合ソフト	【Microsoft® Office Personal Edition 2003】オフィスソフト				
	【Microsoft® Office Outlook® 2003】メールソフト				
	【Microsoft® Office Home Style+】オフィス便利ツール				
AV	【Prius Navistation2】マルチコンテンツビューワー(TV 視聴録画機能付き)		-	-	-
	【Prius Air View(TV 機能付き)】マルチコンテンツビューワー(TV 視聴録画機能付き)	-		-	-
	【reserMail】携帯電話を使った遠隔録画予約サービス			-	-
	【MediaStage LE】ネットワーク対応マルチコンテンツビューワー			-	-
	【WinDVD Creator2 Platinum for HITACHI(AC3 付)】DVD ビデオ作成、DV 編集、AC3 対応			-	-
	【WinDVD Creator2 for HITACHI】DVD ビデオ作成、DV 編集	-	-		
	【DVD-MovieAlbumSE】DVD-RAM 編集				-
	【WinDVD4 for HITACHI】DVD 再生				
	【Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI(DVD+CD 書き込み版)】データ CD/DVD 作成、音楽 CD 作成、ディスクバックアップ				-
	【Drag'n Drop CD+DVD for HITACHI(CD 書き込み版)】データ CD 作成、音楽 CD 作成、ディスクバックアップ	-	-	-	
	【BeatJam for HITACHI】音楽再生(音楽配信・NetMD 対応)				
	【デジカメ Ninja2003 for HITACHI】デジタルカメラ画像編集				
	【Prius サウンド REC】アナログ音声取り込み				
インターネット	【Microsoft® Internet Explorer6.0 SP1】インターネットブラウザ				
	【ホームページ Ninja2003 for HITACHI】ホームページ・Web ページ作成				
	【Konica オンラインラボ工房】オンラインプリント注文				
	【Norton Internet Security 2003】ウィルス駆除&セキュリティ対策	●	●	●	●
	【DION】【@nifty】【AOL】【BIGLOBE】【isao.net】【OCN】【ODN】【So-net】 オンラインサインアップソフト				
実用ソフト	【わくわくナビ】ソフトウェア、インターネットリンクの簡単起動				
	【筆ぐるめ Ver.11 for HITACHI】はがき作成				
	【かんたんラベル王 for HITACHI】ラベル作成				
	【らくらく家計簿ゆとりちゃん5】家計簿				
	【駅すばあと】乗換案内	-			
	【時事通信社 家庭の医学 デジタル版】医学事典	-	-		
	【タイピングドリーム アフロ犬】キーボード入力練習	-			
	【安心楽々引越しパック ^{※1} 】データ移行ツール				
	【ノックリックバックアップ Auto-Grabber ^{※1} 】データバックアップツール				
	【Acrobat Reader】PDF ファイル閲覧				
ゲーム	【プリンタードライバー EPSON、Canon、Lexmark ^{※2} 】プリンタードライバー				
	【AI 囲碁 for HITACHI】囲碁ソフト		-		
	【AI 将棋 for HITACHI】将棋ソフト		-		
	【AI 麻雀 for HITACHI】麻雀ソフト		-		
	【Prius 四字熟語、Prius 一文字、Prius 筆算】Prius ゲーム				
Prius 用 ツール	【CyberSupport for HITACHI】ブレイインストールされているソフトの説明などを自然な言葉で検索				

【Prius で楽しもう!】ソフトウェアの使い方ガイド				
【メール着信設定】メール受信お知らせ				
【Prius デカ文字ツール】解像度切り替え		-	-	-
【自動ログオン設定プログラム】自動ログオン設定プログラム	●	●	●	●

：200G5LMP では DVD メディアへの書き込みはできません。

*1: 安心楽々引越バック、ノークリックバックアップ Auto-Grabber は Drag'nDrop CD+DVD for HITACHI の一機能です。

*2: プリンタードライバー対象機種

EPSON :CL-760/PM-740DU/PM-860PT

Canon :PIXUS 455i/PIXUS 320i/PIXUS 50i/PIXUS 990i/PIXUS 860i/PIXUS 560i

Lexmark: PriusJet technology by Lexmark i3(PCF-LEXMARK-3))

【他社商標注記】

- Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。
- インテル、Pentium、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Prologic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Media Stage Light Edition, DVD-MovieAlbumSE は、松下電器産業株式会社の商標です。
- WinDVD4、WinDVD Creator は InterVideo, Inc の商標です。
- Drag'n Drop CD は、株式会社デジオンおよびイージーシステムズジャパン株式会社の登録商標です。
- Auto-Grabber、安心楽々はイージーシステムズジャパン株式会社の商標または登録商標です。
- 「メモリースティック」、「OpenMG」、「ATRAC3」、「Net MD」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- Ninja、ホームページ Ninja、AI 囲碁、AI 将棋、AI 麻雀は、株式会社アイフォーの登録商標です。
- Symantec、Symantec ロゴ、Norton AntiVirus、Live Update は Symantec Corporation の登録商標です。
- BeatJam、CyberSupport、ConceptBase は株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
- @nifty は、ニフティ株式会社の商標です。
- 「AOL」は America Online, Inc.の商標になります。
- 「BIGLOBE」は、日本電気株式会社の登録商標です。
- OCN は NTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。
- DION は KDDI 株式会社の登録商標です。
- 「ODN」は日本テレコム株式会社の商標になります。
- i.LINK、So-net、ソネット、および So-net のロゴはソニー株式会社の商標 または登録商標です。
- その他、記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
