

2003 年 4 月 25 日

ロータリー エクステージ

日立ロータリーシェーバー「ROTARY X TAGE」 3機種を新発売

ーカッティングパワー約 1.5 倍※¹を実現した「ロータリーグランゼット」に続き、
より買い求めやすい価格で登場ー

日立ホーム&ライフソリューション株式会社（取締役社長：瀬端 久仁雄）は、好評の「ロータリーグランゼット」に加え、ロータリーの新駆動システムを搭載し買い求めやすい価格の『ロータリーエクステージ』3機種を5月10日から発売します。

本年3月に発売し好評の「ロータリーグランゼット」は、これまでのロータリー刃の駆動機構の設計を見つめ直し、カッティングパワーを約1.5倍※¹に増強した新駆動システム「ハイパースピン・ドライブユニット」を搭載しています。力強い剃り味を実現することにより、2～3日伸ばした長いヒゲや濃いヒゲにも対応できるようになりました。

今回は、より買い求めやすい価格帯で、「ロータリーグランゼット」のカッティングパワーを受け継いだ「ロータリーエクステージ」3機種を発売します。肌の曲面にフィットする「スイングヘッド」や、簡単に内刃を水洗いできる「ロータリーウォッシャー」などを標準装備しています。また上位2機種（RM-TX750/740）は、捕毛性をより高めた「Newセンタートリマー」も搭載しています。

※1：当社 02年モデルRM-TX860との比較です。

■X TAGE（エクステージ）とは

ロータリー刃のスパイラル形状を表したXに、S T A G Eという時代・登場感を表したものを重ねて、新しいロータリーシェーバーが登場するというイメージを表現したものです。

■型式および発売日

製品名	型式	希望小売価格 (税別)	発売日	当初生産台数
ロータリーエクステージ	RM-TX750 (S)	26,000 円	5月10日	5,000 台/月
	RM-TX740 (B)	22,000 円		10,000 台/月
	RM-WX730 (B)	18,000 円		10,000 台/月

■主な仕様

型式		RM-TX750（S）	RM-TX740（B）	RM-WX730（B）
電圧		AC100V-240V	AC100V	
定格入力容量		10-12VA	12VA	
電源方式		充電・交流式両用		
充電／使用時間		1．5時間充電／約15日間使用可能（1日3分）		45分充電／約7日間使用可能（1日3分）
刃数		3枚刃		2枚刃
水洗い		可		
電池容量表示		3段階残量表示	充電催促表示	
本体寸法		幅6.5 ×高さ15.2 ×奥行4.0cm		
本体質量		約230g		
色		シルバー	ブラック	
付属品		電源アダプター、ポーチ、オイル（ボトルタイプ）、ロータリーウォッシャー、内刃着脱用ホルダー、掃除用ブラシ		
搭載機能	ターボモード	○	×	×
	New センタートリマー	○	○	×
	ひげセンサー	○	×	×

■取扱事業部・照会先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 最寄品事業グループ
〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号 日立愛宕別館
電話：（03）3506-1419（ダイヤルイン）[担当：東海林]

■お客様からの問合せ先

お買物相談センター 0120-312111（フリーダイヤル）

以上

【添付資料】

■「ロータリーエクステージ」の主な特長

1. パワフルで爽快な切れ味を実現「ハイパースピン・ドライブユニット」(RM-TX750/740/730)

ロータリーシェーバーの基本的な発想を見直し、内刃の回転速度より、ヒゲを剃るための回転力を重視した方式に転換しました。

- ①従来、垂直だったモーターの回転軸を、内刃の回転軸と同じ水平方向に変更。
- ②歯車の組み合わせの最適化により、減速効率を向上。
- ③駆動伝達の変換部分を、7箇所から4箇所に減らし、伝達効率を向上。

この新機構の採用により、全体としてカッティングパワー約1.5倍^{※1}を実現しています。

※1：当社02年モデルRM-TX860との比較




2. 濃いヒゲ、長く伸びたヒゲにも負けないパワーを発揮「ターボモード」(RM-TX750のみ)

「ハイパースピン・ドライブユニット」の特性を更に活かすために、より剃り味を高めるパワフルな機能として「ターボモード」を搭載。これまでにない強力な回転力を実現し、2～3日伸ばした長いヒゲにも対応できます。

3. パワーを活かす、捕毛性の高い独自の形状「New センタートリマー」(RM-TX750/740)

当社独自の超精密加工技術で微細加工したスリット孔を効率よく配列し、開孔率をアップした新しいセンタートリマーにより、捕毛性が大幅に向上しました。濃いヒゲ、長いヒゲも確実にキャッチ出来るので、剃り味がさらによくなりました。




4. 肌へのやさしさを徹底的に追求した「ひげセンサー」(RM-TX750 のみ)

ヒゲの濃さをセンサーが感知し、ロータリー刃の回転速度を自動コントロール。濃いヒゲには高速で、剃り進んだら低速で、肌に無駄な負担をかけずにやさしく仕上げます。



パワフルモード
剃り始めや濃いヒゲに対応。
高速回転で力強く剃る。



マイルドモード
仕上げや薄いヒゲに対応。
肌にやさしくソフトに剃る。

5. 簡単しっかりクリーニング「水洗い&ロータリーウォッシャー」

防水設計により、本体まるごと水洗い可能です。また、内刃の水洗い時は独自の回転ブラシを内蔵したロータリーウォッシャーをセットすることにより、皮脂によるしつこい汚れをしっかりクリーニングできます。



6. 環境への配慮

「ロータリーグランゼット」は梱包材に発砲スチロール類を使用せず、再利用できる材料を使用しています。主なモールド部品は、使用材料表示をしており、資源再生利用化に努めています。

以上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
