

2003 年 11 月 11 日

**干し時間を約 4 割短縮^{*1}できる「部屋干しコース」を採用して
使いやすさをさらに向上させた乾燥機能付き全自動洗濯機**

「浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束」シリーズを発売

日立ホーム&ライフソリューション株式会社（取締役社長：瀬端久仁雄）は、干し時間を約 4 割短縮^{*1}できる「部屋干しコース」を採用した「浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束」シリーズ 2 機種を 11 月 20 日から発売します。

洗濯槽内に風を取り込んで衣類を乾燥させる「エアジェット乾燥」に、しっかり水分をとばす「部屋干しコース」搭載することで、従来できなかった洗濯から乾燥までの連続運転を可能にしました。7 kg 大容量の干し時間を短縮する「部屋干しコース」と 2 kg までの「乾燥コース」が選べるようになり、使いやすさをさらに向上させました。

「エアジェット乾燥」は、ヒーターレスなので省エネ^{*2}で、熱に弱い衣類にも安心して使用でき、また、2 kg の化繊混紡衣類であれば約 3 時間で乾燥できます。

※1 エアジェット乾燥を搭載していない従来機種（NW-7AY）との比較（温度 20℃、湿度 65% の場合）。

7 kg（6CY は 6 kg）の衣類を 60 分乾燥した場合

※2 衣類乾燥機との乾燥電気代比較において（2 kg 化繊混紡品 NW-7CY：約 12 円（540W・h）、衣類乾燥機 DE-N3F：約 26 円（1.15 kW・h）

■価格及び発売日

型式	洗濯容量	乾燥容量	希望小売価格（税別）	発売日	月産台数
NW-7CY	7 kg	2 kg	オープン	11 月 20 日	10,000 台
NW-6CY	6 kg	2 kg	オープン	11 月 20 日	10,000 台

■開発背景

2003 年度の全自動洗濯機総需要は約 390 万台（前年比約 101%）が見込まれ、中でも乾燥機能付きタイプの需要は全自動洗濯機全体の約 35%に達すると予測されます（洗濯乾燥機を除く・日立調べ）。

昨年から発売を開始した「エアジェット」タイプの乾燥機能付き全自動洗濯機は、省エネ^{*2} 乾燥と高い洗浄力が高い評価をいただいています。

■主な仕様

型式		NW-7CY	NW-6CY
洗濯・脱水容量		7kg	6kg
乾燥方式		エアジェット乾燥（乾燥容量2kg（化繊混紡）まで）	
	新コース	部屋干しコース（洗濯＋乾燥）＊乾燥30分、乾燥60分より選択できます。	
洗浄方式		浸透洗浄	
洗濯槽クリーン機能		カビブロックシステム	
外形寸法	幅	577 [ボディ幅530]	
(mm)	奥行	555	
	高さ	975	

■取扱事業部・照会先

日立ホーム＆ライフソリューション株式会社 洗濯機事業グループ 商品企画部
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）
電話／（03）3502-2111（代表）内線2409 〔担当：植田〕

■お客様からの問合せ

日立ホーム＆ライフソリューション株式会社 お買物相談センター
電話／0120-312111（フリーダイヤル）

■洗濯機ホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

以上

【添付資料】

乾燥機能付き全自動洗濯機「浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束」 (NW-7CY・NW-6CY)の主な特長

1. 干し時間を約4割短縮^{*1}できる「部屋干しコース」採用（7CYは7kgまで、6CYは6kgまで）

洗濯槽内に風を取り込んで衣類を乾燥させる「エアジェット乾燥」に、しっかり水分をとばす「部屋干しコース」搭載することで、従来できなかった洗濯から乾燥までの連続運転を可能にしました。7kg 大容量の干し時間を短縮する「部屋干しコース」と2kgまでの「乾燥コース」が選べるようになり、使いやすさをさらに向上させました。

「部屋干しコース」の乾燥60分設定を使うことで、7kg衣類（6CYは6kg）の部屋干しや外干し時間を約4割短縮^{*1}することができます。また衣類に含まれる水分をしっかり飛ばすので、部屋干しのイヤなニオイも抑えます。乾燥時間は、衣類に合わせて30分と60分から選べます。



2. 濃縮洗剤液を浸透させて洗う「浸透洗浄」

洗剤を専用口から投入し、パルセーターの裏側の羽根を利用して少量の水とともに強力にかくはんすることにより、濃縮洗剤液を作ります。これを衣類にかけ、汚れにすばやく浸透させて洗います。

3. 省エネ^{*2}「エアジェット乾燥」

高速脱水を行いながら、洗濯槽内に大量の風を取り込み、衣類に吹きかけて水分を吹き飛ばして乾燥させます。2kgの化繊混紡衣類であれば約3時間で乾燥でき、またヒーターを使用しないので布縮みを少なく乾燥することができます。ヒーター乾燥方式と比べ^{*3}電気代も約12円^{*4}と経済的です。

4. 洗濯槽を清潔に保つ「カビブロックシステム」

毎日のお手入れには、高速風で洗濯槽を乾燥させる「槽乾燥コース（30分）」、定期的なお手入れには、市販の槽洗浄クリーナーに対応した「槽洗浄コース」を使用することで黒カビの発生を抑えます。また多数の穴を配置したパルセーターで水切れをよくし、「段違いクリーン槽」で石けんカスを効率よく落とします。

5. 脱水で槽に張りついた衣類をほぐして取り出しやすくした「ほぐし脱水」

脱水後、槽の側面まで伸びたパルセーターが槽にはりついた衣類をほぐします。

^{*1} エアジェット乾燥を搭載していない従来機種（NW-7AY）との比較（温度20℃、湿度65%の場合）。

7kg（6CYは6kg）の衣類を60分乾燥した場合

^{*2} 衣類乾燥機との乾燥電気代比較において（2kg化繊混紡品 NW-7CY：約12円（540W・h）、衣類乾燥機 DE-N3F：約26円（1.15 kW・h））

^{*3} 衣類乾燥機 DE-N3F で化繊混紡2kgを乾燥した場合の電気代26.4円と比べて

^{*4} 3時間乾燥した場合（540W・h）（電気代1kW・h＝23円にて計算）

以上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
