

エアジェット乾燥や風脱水機能を搭載した 小容量の全自動洗濯機 3 機種を発売

- 容量 5 kg クラスに「お湯取り機能」も搭載 -

日立ホーム＆ライフソリューション株式会社（取締役社長：瀬端久仁雄）は、エアジェット乾燥や風脱水機能を搭載した容量 5 kg および 4.2 kg の全自動洗濯機 3 機種を 1 月 20 日から発売し、乾燥機能付き洗濯機のラインアップ拡大を図ります。NW - 500 C X は、「エアジェット乾燥」「お湯取り機能」を搭載し、NW - 5 C R、NW - 42 C F は部屋干し時間を短縮できる「風脱水」機能を搭載します。

「エアジェット乾燥」は洗濯槽内に風を取り込んで衣類を乾燥させる方式で、ヒーターレスなので省エネ^{*1}で、熱に弱い衣類にも安心して使用できます。1.5 kg の化繊混紡衣類なら約 3 時間で乾燥できます。「風脱水」は、衣類の水分を吹き飛ばして外干しや部屋干しの時間を短縮します。

また、容量 5 kg の 500 C X は、従来より約 20% 小形化した「風呂水吸水ポンプ」の開発により、幅 50cm のスリムなボディへの「お湯取り機能」の搭載が業界で初めて^{*2}可能となりました。

*1 衣類乾燥機との乾燥電気代比較において。（1.5kg 化繊混紡品 NW-500CX：約 10 円（435W・h）衣類乾燥機 DE-N3F：約 20 円（870W・h））

*2 2003 年 12 月 25 日現在。

■ 価格及び発売日

型式	洗濯容量	乾燥容量	希望小売価格(税別)	発売日	月産台数
NW - 500 C X	5 kg	1.5 kg	オープン	1 月 20 日	10,000 台
NW - 5 C R	5 kg	-	オープン	1 月 20 日	8,000 台
NW - 42 C F	4.2 kg	-	オープン	1 月 20 日	10,000 台

■ 開発背景

2003 年度の全自動洗濯機総需要は約 390 万台（前年比約 101%）が見込まれ、中でも乾燥機能付きタイプの需要は全自動洗濯機全体の約 35% に達すると予測されます（洗濯乾燥機を除く・日立調べ）。

少量の衣類乾燥や、外干しや部屋干し時の時間短縮ニーズが高まり、「エアジェット」タイプの全自動洗濯機が高い評価をいただいています。今回発売する商品は、「エアジェット乾燥」を容量 5 kg までラインアップを拡大し、「風脱水」は容量 5 kg、4.2 kg に採用しました。

お湯取り機能については、現在容量 6 kg クラス以上の全自動洗濯機にしか採用されていないため、特に少人数世帯から小容量クラスへの採用要望が寄せられています。今回は新開発の「小形風呂水吸水ポンプ」を採用することによって、容量 5 kg クラスまでお湯取り機能の搭載が可能となりました。

■主な仕様

型式		NW - 5 0 0 C X	NW - 5 C R	NW - 4 2 C F
洗濯・脱水容量		5 kg	5 kg	4 . 2 kg
乾燥・脱水機能		エアジェット乾燥 (化繊混紡 1 . 5 kg まで)	風脱水	
洗浄方式		浸透洗浄	2 ステップウォッシュ	
お湯取り機能		○	-	
カビブロック機能		槽洗浄	槽洗浄	
		槽乾燥	槽乾燥	
		エアスルーパル	-	
外形寸法 (mm)	幅	5 3 9 [ボディ幅 500]	5 3 9 [ボディ幅 500]	5 3 5 [ボディ幅 500]
	奥行	5 0 8		5 1 3
	高さ	9 6 5		9 6 0
ボディカラー		クリアブルー クリアピンク	ピュアホワイト	

■取扱事業部・照会先

日立ホーム＆ライフソリューション株式会社 洗濯機事業グループ 商品企画部
 〒105 - 8 4 1 0 東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館)
 電話 / (0 3) 3 5 0 2 - 2 1 1 1 (代表) 内線 2 4 0 9 〔担当：植田〕

■お客様からの問合せ

日立ホーム＆ライフソリューション株式会社 お買物相談センター
 電話 / 0 1 2 0 - 3 1 2 1 1 1 (フリーダイヤル)

■洗濯機ホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

以上

【添付資料】

（NW-500CXの主な特長）

1. 容量5kg クラス初の乾燥機能「エアジェット乾燥」を採用


洗濯槽内に風を取り込んで衣類を乾燥させる「エアジェット乾燥」を容量5kgにも初めて採用しました。1.5kgの化繊混紡衣類なら約3時間で乾燥します。ヒーターレスなので省エネ^{*1}で乾燥することができます。洗濯から乾燥まで連続運転可能な「部屋干しコース」も採用し、外干しや部屋干し時間を約3割短縮^{*2}することができます。

*1 衣類乾燥機との乾燥電気代比較において（1.5kg 化繊混紡品 NW-500CX：約10円（435W・h）、衣類乾燥機 DE-N3F：約20円（870W・h））

*2 60分乾燥運転した場合。

2. 新開発「小形風呂水吸水ポンプ」を搭載したお湯取り機能

新開発の「小形ポンプ」を搭載したお湯取り機能を採用しました。従来のポンプに比べ、約20%小型化したため、幅50cmの業界一^{*3}スリムなボディに搭載が可能となりました。お湯取り機能を使うことで、水道代を年間約5,800円^{*4}も節約できます。



*3 容量5kgクラスにおいて。

*4 標準コースでお湯取り機能を使用した場合（洗い～すすぎ1回）としなかった場合との比較。

3. 濃縮洗剤液を衣類に浸透させて洗う「浸透洗浄」

洗剤を専用口から投入し、パルセーターの裏側の羽根を利用して少量の水とともに強力にかくはんすることにより、濃縮洗剤液を作ります。これを衣類にかけ、汚れにすばやく浸透させて洗います。

4. 脱水で槽に張りついた衣類をほぐして取り出しやすくした「ほぐし脱水」

脱水後、洗濯槽の側面まで伸びたパルセーターが内壁にはりついた衣類をほぐします。

5. ボタン設定を確認しやすくした「音階設定音」

ボタンの設定が確認しやすいように、設定音を音階にしました。

6. カラーバリエーション

お客様のお好みに合わせて、クリアブルーとクリアピンクから選べます。


（NW－5CR・NW－42CFの主な特長）

1. 干し時間を短縮する「風脱水」

フタ取っ手部に吸気口を設け、脱水時の風の力で化繊混紡衣類の水分を吹き飛ばして、外干しや部屋干しの時間を短縮します。

2. 2ステップウォッシュ

水位を2段階に変えて洗うことで、洗剤をしっかりと溶かして効果的に洗います。最初に低水位で洗剤を溶かして高濃度の洗濯液で洗い、その後通常の水位まで水を追加して洗います。



風脱水

（共通の特長）

1. 洗濯槽を清潔に保つ「カビブロック」機能

毎日のお手入れには、高速風で洗濯槽を乾燥させる「槽乾燥コース（30分）」、定期的なお手入れには、市販の槽洗浄クリーナーに対応した「槽洗浄コース」を使用することで黒カビの発生を抑えます。また多数の穴を配置したエアスルーパルで水切れをよくし、黒カビをつきにくくします（NW－500CXのみ）。

以上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
