

最新 OS Windows Vista™を全モデルに搭載した
 コンシューマ向け PC「Prius」T シリーズ 10 モデルを発売
 先進のデザインをデスクトップモデルに採用、ノートモデルのラインアップを強化



株式会社日立製作所ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO 江幡 誠/以下、日立)は、最新 OS Microsoft® Windows Vista™を全モデルに搭載した「Prius」T シリーズ 10 モデルを1月30日より発売します。

T シリーズは、2006 年秋より日立のプラズマテレビや DVD レコーダーに採用している先進のデザインコンセプト「Cutting edge Design(カッティング・エッジ・デザイン)」を外観に採用しました。付属リモコンを押して約 5 秒で地上デジタル放送を視聴できる「エコ・ポン・パツ機能」を搭載した一体型デスクトップモデルや、高輝度(約 450cd/m²)、高解像度(1440×900 ドット)の 19 型ワイド液晶ディスプレイを搭載したセパレートデスクトップモデル、地上デジタルチューナーユニットを同梱し、約 500cd/m²の高輝度ワイド液晶ディスプレイを搭載しながらボディの薄型・軽量化と、地上デジタル放送の視聴・録画機能を両立させたノートモデルなど、全部で 10 モデルをラインアップしています。

また、本シリーズでは Windows Vista™ Home Premium に搭載されている Windows® Media Center に、地上デジタル放送を視聴・録画する日立独自の機能を融合させ、Windows Vista™を核に広がるデジタルライフスタイルの可能性を追求しています。

■新製品の概要

品名	型名	発売日	希望小売価格
Prius One type W	AW37W5T	1月30日	オープン価格
	AW35W5T	1月30日	オープン価格
Prius One type S	AW33S4T	1月30日	オープン価格
	AW31S4T	1月30日	オープン価格
Prius Air type R	AR33R5T	1月30日	オープン価格
	AR31R4T	1月30日	オープン価格
Prius Note type K	PN39K5T	1月30日	オープン価格
	PN35K5T	1月30日	オープン価格
	PN34K5T	1月30日	オープン価格
	PN33K4T	1月30日	オープン価格

■ 「Prius」 T シリーズ ラインアップの詳細

(1) 「PriusOne type W」 (AW37W5T/AW35W5T) / 「PriusOne type S」 (AW33S4T/AW31S4T)

OS を起動せずに付属リモコンからの操作で、約 5 秒で地上デジタル放送の視聴が可能な「エコ・ポン・パツ機能」を搭載した奥行き 19.8cm の省スペース一体型モデル

- ・最新 OS の Windows Vista™ Home Premium(AW37W5T/AW35W5T)、Windows Vista™ Home Basic(AW33S4T/AW31S4T)を搭載
- ・ハイビジョン放送をどの角度からも美しく楽しめる高輝度(約 470cd/m²)、上下左右 178 度広視野角の「20.1 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ (S-IPS 液晶)」を搭載 (AW37W5T/AW35W5T)
- ・高輝度(約 420cd/m²)、ハイコントラストの「17 型スーパーラスタビュー液晶ディスプレイ」を搭載 (AW33S4T/AW31S4T)
- ・置き場所を選ばない、奥行き 19.8cm の省スペース設計、後方 10 度・左右各 90 度ディスプレイの角度を調整できるチルト&スイーベル機構を採用
- ・付属リモコンの電源ボタンを押すだけで、約 5 秒で地上デジタル放送が視聴できる「エコ・ポン・パツ機能」を搭載。さらに付属リモコンの PC モードボタンを押すと、OS が起動し、PC での作業や電子番組表の閲覧、予約録画が可能
- ・デジタルハイビジョン本来の高精細感と美しさをユーザの好みに合わせて再現する、日立独自の「ピクチャーエンハンス機能」
- ・最新のゲーム機、ビデオやカメラを接続してテレビと同じように楽しめる、S 映像/コンポジット映像入力端子を本体側面に装備
- ・最新 CPU のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4300 を採用 (AW37W5T)
- ・映像や音楽、オンラインショッピングなどが楽しめるメディアオンラインを搭載 (AW37W5T/AW35W5T)。さらにデジタル・メディア・コンテンツを楽しむインテル® Viiv™ テクノロジーにも対応 (AW37W5T)
- ・外観は、先進のデザインコンセプト「Cutting edge Design(カッティング・エッジ・デザイン)」を採用。角を切り落とし、エッジを効かせたデザインで、品質の高さを外観に表現

(2) 「PriusAir type R」 (AR33R5T/AR31R4T)

地上デジタル放送を美しい映像で視聴可能な、高輝度(約 450cd/m²)、高解像度(1440x900 ドット)の「19 型ワイドスーパーラスタビュー液晶ディスプレイ」を搭載したハイスペックなセパレートモデル

- ・最新 OS の Windows Vista™ Home Premium(AR33R5T)、Windows Vista™ Home Basic(AR31R4T)を搭載
- ・高輝度(約 450cd/m²)、高解像度(1440×900 ドット)の「19 型ワイドスーパーラスタビュー液晶ディスプレイ」を搭載
- ・デジタルハイビジョン本来の高精細感と美しさをユーザの好みに合わせて再現する、日立独自の「ピクチャーエンハンス機能」
- ・高性能 CPU である HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 524 を採用

- ・液晶ディスプレイに最新のゲーム機を接続してハイビジョン画質で楽しめる D4 映像入力端子を装備

(3) 「PriusNote type K」(PN39K5T/PN35K5T/PN34K5T/PN33K4T)

薄型・軽量ボディのノート PC としての利便性と、地上デジタル放送の視聴・録画機能^(*)を両立させたノートモデル

- ・最新 OS の Windows Vista™ Home Premium(PN39K5T/PN35K5T/PN34K5T)、Windows Vista™ Home Basic(PN33K4T)を搭載
- ・高輝度(2 灯式 約 500cd/m²)、高色純度、広視野角の「15.4 型ワイドスーパーラスタービュー EX2 液晶」を搭載(PN39K5T/PN34K5T)
- ・ハードウェアデコード方式の地上デジタルチューナーユニットを外付けとすることで、ボディの薄型・軽量化を実現(PN39K5T)
- ・地上デジタル番組を最大約 115 時間^{(*)2}録画可能な長時間録画^{(*)3}機能をサポートしているほか、録画した地上デジタル放送番組を最大 16 倍速^{(*)2}で CPRM 対応 DVD-RAM/DVD-RW に高速ムーブ(移動)することが可能(PN39K5T)
- ・高性能、高信頼性の日立グローバルストレージテクノロジーズ社製垂直磁気記録方式 2.5 インチ HDD を搭載
- ・最新 CPU のインテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500 を採用(PN39K5T/PN35K5T)
- ・ワイヤレスでブロードバンドを楽しめる高速ワイヤレス LAN と、低消費電力で長時間起動を実現するインテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジーを搭載(PN39K5T/PN35K5T)

*1:地上デジタル放送を視聴・録画・再生の際には、パソコン本体が地上デジタルチューナーユニットに接続されている必要があります。地上デジタル放送の視聴・録画は標準画質になります。

*2:LP モードで録画した場合。

*3:ハイビジョン画質での録画は行えません。

(4) 「Prius」T シリーズ共通機能(地上デジタルチューナー搭載モデル)

1. テレビ視聴と録画・再生をリモコンやマウスで簡単に操作

- ・Microsoft® Windows Vista™と日立独自の TV アプリケーション「Prius Navistation5」が融合した事により、マウス操作ではこれまでの操作性を提供しながら、新リモコンでは Windows® Media Center の一機能として<テレビ視聴><番組表><録画番組><予約一覧>の操作が可能です。
- ・Windows Vista™ Home Premium モデルは、デジタルエンターテインメントを一括管理する Windows® Media Center に<テレビ視聴><番組表><録画番組><予約一覧>が表示でき、テレビの視聴から録画まで、付属リモコンで楽しめます。Windows Vista™ Home Basic モデルは、PowerCinema Suite で同様の操作性を提供しています。
- ・Windows Vista™に対応し、テレビチャンネルボタンや機能ボタンの配置など、使いやすさを重視した新リモコンを採用しています。

2. 安定した美しい映像でハイビジョン映像を楽しめる

- ・ハードウェアデコードで安定したデジタルハイビジョン映像が視聴可能な、日立独自の地上デジタル専用 LSI「BroadGear[®]」を搭載しており、地上デジタル放送をさらに美しい映像で、快適に楽しめます。

3. 地上デジタル放送を簡単・便利に視聴・録画できる

- ・番組録画を便利に楽しめる「欲録り機能」で、「EPG(電子番組表)録画」や「キーワード録画」などが可能です。
- ・録画した地上デジタル番組を日立独自の「いいところ観機能」で、録画された映像の重要なシーンだけを抜き出し、ダイジェスト再生を楽しめます。

■マイクロソフト株式会社 執行役 OEM 統括本部長 香山 春明 氏のコメント

「マイクロソフト株式会社は、この度、日立製作所様から、Microsoft[®] Windows Vista[™]および the 2007 Microsoft Office Systemを搭載した最新PCのラインアップが発表されたことを歓迎いたします。日立製作所様のご協力の下、1月30日のWindows Vista・2007 Office system発売を目前に日立製作所様のPCが完全対応であることをお伝えできることを大変うれしく思います。

日立製作所様の商品ラインアップでは、Windows Vistaの特にWindows Vista Home Premiumの革新的な機能を活用したモデルを2007 Office systemと合わせて充実させていただいており、魅力である地上デジタルテレビ機能とWindows Media Centerの融合で市場全体を活性化するものと確信しております。

マイクロソフトは今後も日立製作所様はじめ業界のパートナー様と連携し、さらに発展したデジタルライフスタイル/デジタルワークスタイルの実現をお客様にお届けするためより一層注力してまいります。」

■新製品の概略仕様

Prius One type W

型名	OS	CPU	HDD/メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	テレビチューナー/他
AW37W5T	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4300 (2MB L2 cache, 1.80GHz, 800MHz FSB)	約 320GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	20.1型ワイドスーパービューア カラー液晶 (S-IPS)	地上デジタルチューナー / Microsoft® Office Personal 2007
AW35W5T	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 524 (1MB L2 cache, 3.06GHz, 533MHz FSB)	約 320GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	20.1型ワイドスーパービューア カラー液晶 (S-IPS)	地上デジタルチューナー / Microsoft® Office Personal 2007

Prius One type S

型名	OS	CPU	HDD/メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	テレビチューナー/他
AW33S4T	Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 正規版	インテル® Celeron® D プロセッサ 351 (256KB L2 cache, 3.20GHz, 533MHz FSB)	約 250GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	17型スーパーラスタビューア液晶	地上デジタルチューナー / Microsoft® Office Personal 2007
AW31S4T	Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 正規版	インテル® Celeron® D プロセッサ 326 (256KB L2 cache, 2.53GHz, 533MHz FSB)	約 250GB/ DDR2 512MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	17型スーパーラスタビューア液晶	Microsoft® Office Personal 2007

Prius Air type R

型名	OS	CPU	HDD/メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	テレビチューナー/他
AR33R5T	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 524 (1MB L2 cache, 3.06GHz, 533MHz FSB)	約 320GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	19型ワイドスーパーラスタビューア液晶	地上デジタルチューナー / Microsoft® Office Personal 2007
AR31R4T	Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 正規版	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 524 (1MB L2 cache, 3.06GHz, 533MHz FSB)	約 320GB/ DDR2 512MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	19型ワイドスーパーラスタビューア液晶	Microsoft® Office Personal 2007

PriusNote type K

型名	OS	CPU	HDD/メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	テレビチューナー/他
PN39K5T	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T5500 (2MB L2 cache, 1.66GHz, 667MHz FSB)	約 160GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	15.4型ワイドスーパーラスタビューア EX2液晶	地上デジタルチューナー ユニット / Microsoft® Office Personal 2007
PN35K5T	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T5500 (2MB L2 cache, 1.66GHz, 667MHz FSB)	約 80GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	15.4型ワイドスーパーラスタビューア液晶	Microsoft® Office Personal 2007

PN34K5T	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	インテル® Celeron® M プロセッサ- 420 (1MB L2 cache, 1.60GHz, 533MHz FSB)	約 80GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパー マルチドライ ブ (DVD±R 2層 書き込み対応)	15.4 型ワイド スーパー ラスタースクリーン EX2 液晶	Microsoft® Office Personal 2007
PN33K4T	Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 正規版	インテル® Celeron® M プロセッサ- 410 (1MB L2 cache, 1.46GHz, 533MHz FSB)	約 80GB/ DDR2 512MB	DVD スーパー マルチドライ ブ (DVD±R 2層 書き込み対応)	15.4 型ワイド スーパー ラスタースクリーン 液晶	Microsoft® Office Personal 2007

■ 他社商標注記

- ・ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Viiv、Intel Viiv ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。

■ お客様からのお問合せ先およびカタログ請求先

安心コールセンター

電話：0120-885-596 (フリーコール)

時間：平日 10:00～20:00/土・日・祝 10:00～17:30 【年末年始(12/31～1/3)を除く】

■ 製品紹介ホームページ

「日立 Prius World ホームページ」 URL：<http://prius.hitachi.co.jp/>

■ サポート体制

- ・ 修理依頼「Prius 集中修理センタ」：0120-88-1286 (フリーコール)
時間：平日・土・日 10:00～18:00 【祝日・年末年始(12/31～1/3)を除く】
- ・ 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。
- ・ 「Prius World サポートページ」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/support/>

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
