

2008年6月3日
株式会社日立製作所

「2way Open Style」と2.8インチワイド QVGA 有機 EL ディスプレイで
LISMO Videoやワンセグが快適に楽しめる
「Woo ケータイ W62H」を製品化



レーザーブルー フラッシュシルバー シェードブラック

株式会社日立製作所(執行役社長:古川 一夫/以下、日立)はこのたび、縦にも横にも開くことができ、コンテンツに合わせて使い分けられる「2way Open Style」を採用し、2.8インチワイド QVGA 有機 EL ディスプレイで映像コンテンツを快適に楽しめる「Woo ケータイ W62H」を開発・製品化し、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社への納入を開始します。

「Woo ケータイ W62H」は「2way Open Style」を採用し、ワイドオープン(ヨコ開き)、レギュラーオープン(タテ開き)でコンテンツに合わせて使い分けことができます。また、有機 EL ディスプレイを搭載しているので、高い色再現性、高コントラストで、視野角に依存しない映像を実現しています。

このほか、長時間の映画やドラマをまるごと観ることができる「LISMO Video」に対応し、いつでも長時間の動画を高画質で楽しむことができます。そして、ワンセグでは 15 コマ/秒の映像を最大 30 コマ/秒の映像にする「なめらかモード^(*)」機能により、なめらかな映像を楽しむことができます。また、Bluetooth[®]に対応しているので、「LISMO」やワンセグをワイヤレスで楽しむことができます。

映像コンテンツ以外にも、3DゲームやPCサイトビューアー、PCドキュメントビューアー^(**)がワイドオープン(ヨコ開き)に対応している他、モバイル辞書の搭載など、「2way Open Style」により快適に使うことのできる多様なアプリケーションを搭載しています。

デザイン面では、画家が絵の構図を決めるときに用いる「Finger Frame」をコンセプトに、操作キーをはじめ細部までアシンメトリーの「Finger Frame Form」を採用しています。また、「光」をテーマにしたカラーバリエーションでは、クールで深みのある「レーザーブルー」、光の粒子が神秘的に輝く「フラッシュシルバー」、マットな質感の「シェードブラック」の 3 色をラインアップしました。画面デザインも「光」の表現を使ったデザインを採用し、さらに、WIN ロゴと WIN ロゴ側面のルミナススリットが美しい「光」を演出します。

■ 本文注記

- *1 なめらかモード：全画面表示の場合のみ有効です。電波の弱い所では、なめらかモードを「ON」にすると受信状態が悪くなる場合があります。受信状態が悪い場所では、なめらかモード「OFF」でご使用ください。
- *2 PCドキュメントビューアー：Picsel Technologies により実現しています。対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは PC 等と完全に同一ではありません。「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

■ 他社商標注記

- ・「おサイフケータイ®」は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。
- ・BREW®および BREW®に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。
- ・Bluetooth は、その商標権者が所有しており、日立製作所はライセンスに基づき使用しています。
- ・microSD™は SD アソシエーションの商標です。
- ・DBEX™は、DiMAGIC 社の商標です。
- ・Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer、Picsel Document Viewer、また Picsel キューブロゴは Picsel Technologies の商標、または登録商標です。
- ・Microsoft®、Microsoft® PowerPoint® は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- ・Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® Office は、米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
- ・FeliCa はソニー株式会社の開発した非接触 IC カードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
- ・「au」は KDDI 株式会社の商標または登録商標です。
- ・Java™およびその他の Java を含む商標は、米国 Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社の Java ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ・「着うた®」、「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ・IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0」©ITXE-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- ・マジョーラは MAGIA(ラテン語で魔法)と AURORA(オーロラ)を融合させた造語で、日本ペイント株式会社の塗料の登録商標です。
- ・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

■ 日立携帯電話 ホームページ URL: <http://k-tai.hitachi.jp/>

■ お客様からのお問い合わせ先

当社の携帯電話は、携帯電話事業者である KDDI 株式会社の商品であり、販売される商品の仕様や時期、あるいは故障等に関するご質問は KDDI 株式会社までお問い合わせください。

● お客様から au へのお問い合わせ先

TEL:0077-7-111(フリーコール)

● 日立的の広告・販売促進プロモーションに関するお問い合わせおよびカタログ請求先

E-mail: cdmaone@itg.hitachi.co.jp

以上

■新製品の主な特長

1. 「2way Open Style」

「2way Open Style」を採用し、ワイドオープン(ヨコ開き)、レギュラーオープン(タテ開き)でコンテンツに合わせて使い分けることができます。

2. 2.8 インチワイド QVGA 有機 EL ディスプレイを搭載

有機 EL ディスプレイを搭載しているため、高い色再現性、高コントラストで、視野角に依存しない映像を実現しています。

3. 「2way Open Style」で楽しめる映像コンテンツ

(1)長時間の動画を高画質で楽しめる「LISMO Video」に対応

携帯電話で映画やドラマをまるごと観ることができる「LISMO Video」に対応しているため、いつでも長時間の動画を高画質で楽しむことができます。また、「着うたフル®」や「ビデオクリップ」にも対応しています。さらに、Bluetooth®対応機器を使ってワイヤレスで楽しむこともできます。

(2)「ワンセグ」をなめらかで美しい映像で楽しめる「なめらかモード (*1)」を搭載

ワンセグの映像を 15 コマ/秒から最大 30 コマ/秒の映像にする「なめらかモード」機能で、なめらかな映像を楽しむことができます。またカラーマネージメント機能により、お好みに合わせて「標準」、「スーパー」、「シネマティック」、「リビング」の中から選ぶことができます。さらに、録画 (*2)、音声付時短再生、タイムシフト再生、字幕機能 (*3)、かんたん録画予約 (*4)、着信時継続録画、臨場感ある音質を楽しめるサウンドクオリティなどの機能も搭載されています。

4. 「2way Open Style」で快適に使えるコンテンツ

(1)本格的な 3D ゲームを 5 タイトルプリセット

迫力のスポーツゲームやレースゲームなど、ワイド画面に対応した 5 つの 3D ゲームが快適に楽しめます。

(2) PC 向け Web サイトを閲覧できる「PC サイトビューアー (*5)」に対応

外出先でもワイド画面で快適に PC サイトを閲覧することができます。

(3)新たに編集が可能になった「PC ドキュメントビューアー (*6)」を搭載

PC で作成されたファイルを表示できるのはもちろん、さらに Microsoft® Word と Microsoft® Excel には編集機能が追加されました。

【表示可能なファイル形式】

・Microsoft® Excel (xls)	・PDF (pdf)
・Microsoft® PowerPoint® (ppt)	・HTML (html)
・Microsoft® Word (doc)	・mHTML (mht)

(4)ビジネスでもプライベートでも活躍する「モバイル辞典」を搭載

【搭載辞典】

- ・ポケットプログレッシブ英和辞典(小学館)
- ・ポケットプログレッシブ和英辞典(小学館)
- ・ポケットプログレッシブ国語辞典(小学館)
- ・英会話とっさのひとこと辞典(DHC)

5. 美しさと機能性を兼ね備えたデザイン

(1) 端末に施された「Finger Frame Form」

絵の構図を決めるときに用いられる「Finger Frame」をコンセプトに、操作キーをはじめヒンジやキー、カメラ部など細部までアシンメトリーの「Finger Frame Form」を採用しています。

(2) 「光」をテーマにしたカラーバリエーション

カラーバリエーションは、高温の青い炎をイメージしたクールで深みのある「レーザーブルー」、マジョーラカラーで光の粒子がさまざまな色に輝く神秘的な「フラッシュシルバー」、すべての光が吸い込まれるようなマットな質感の「シェードブラック」の3色です。

(3) 「光」の表現を使った画面デザイン

画面デザインにも「光」をテーマにした表現を使った、「オーロラ」「タイポグラフィ」「インストゥルメント」を搭載しています。

(4) 美しい「光」の演出

WIN ロゴが光る着信 LED や、イルミネーションが幻想的に輝く「ルミナススリット」が、美しい光を演出します。



6. 「au one ガジェット」や「おサイフケータイ®」などの機能やサービスが充実

(1) 「au one ガジェット」、マルチプレイウインドウに対応

(2) 「ケータイ de PCメール」に対応

(3) 「EZケータイアレンジ」に日立エアコンでおなじみの「白くまくん」をプリセット

(4) 「au Smart Sports Run&Walk」に対応

(5) 「おサイフケータイ®」に対応

(6) 携帯電話で撮影したムービーや写真などをテレビに映して大画面で楽しめる「TV出力」機能を搭載

(7) 写真や動画を簡単に撮影できる約 197 万画素カメラを搭載

(8) アドレスや写真などの交換を短時間にできる赤外線通信「IrSimple™ (*7)」を搭載

(9) 「USB 充電 (*8)」に対応

(10) 「USB クレードル通信 (USB2.0)」に対応

7. 各種 au サービスに対応

「Touch Message (*9)」、「EZ ナビウォーク」、「EZ 助手席ナビ」、「安心ナビ」、「災害時ナビ (*10)」

「緊急地震速報」、「デコレーションメール」、「ラッピングメール」

■ 本文注記

*1 なめらかモード : 全画面表示の場合のみ有効です。電波の弱い所では、なめらかモードを「ON」にすると受信状態が悪くなる場合があります。受信状態が悪い場所では、なめらかモード「OFF」でご使用ください。

*2 録画 : データフォルダに約 4 時間 20 分、2GB microSD™メモリーカード(別売)に約 10 時間 40 分の録画が可能です。長時間録画する場合は、充電しながら録画してください。

- *3 字幕機能 : 番組によっては、字幕を提供していない場合があります。
- *4 かんたん録画予約 : 録画スタンバイ中および録画開始直後は、録画している TV 番組が表示されます。
- *5 PCサイトビューアー : 一部サイトによっては、閲覧できない場合があります。
- *6 PCドキュメントビューアー : Pictsel Technologies により実現しています。対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはPC等と完全に同一ではありません。「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。
- *7 IrSimple™ : 相手の機器により正しく送受信されない場合があります。
- *8 USB充電 : 電池残量0で電源が起動しない場合、USB充電はできません。
- *9 Touch Message : データの種類・容量によっては、正しく送受信できない場合があります。
- *10 災害時ナビ : GPS衛星の状況により、現在地確認に時間がかかる場合があります。表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合には必ず従ってください。

■「W62H」の主な仕様

型式	W62H
サイズ(幅×高さ×奥行)	約 51 × 106 × 18.2mm
重量	約 122g (電池パック含む)
連続通話時間／連続待受時間	約 260 分／約 230 時間
充電時間	約 140 分(AC アダプタ使用時)
ワンセグ連続視聴時間 ^(*)	DBEX™ OFF時 約4時間30分／DBEX™ ON時 約4時間20分
カラー	レーザーブルー、フラッシュシルバー、シェードブラック
メインディスプレイ 画面サイズ／ドット数	約 2.8 インチ 最大 26 万色 有機ELディスプレイ／240 × 400 ドット
カメラ画素数	有効画素数約 197 万画素
データフォルダ容量	約 800MB または 5,000 件(BREW®と共有)
E メールファイル添付容量、添付数	受信 1 件/500KB、25 件(または最大 3MB まで) 送信合計/500KB、5 件
E メール受信 BOX／送信 BOX 容量	約 15.62MB(または 1,000 件)／約 7.81MB(または 500 件)
E メール受信フォルダ	10 個
アドレス帳登録件数	1,000 件(各 3 番号/各 3 アドレス)
伝言メモ/音声メモ	あわせて 30 秒 × 6 件
外部メモリ	microSD™メモリカード(別売)

*1 ワイドオープンスタイル(横見)、イヤホン使用、ディスプレイの明るさを 3、なめらかモード「OFF」に設定した場合。購入時には、DBEX™機能が「ON」設定になっています。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
