

「風まきアイロン」と、日立独自の「ふわまきカーラー」で  
髪にやさしく巻き髪をアレンジできる、  
マイナスイオンカールスタイラー「ふわまき」を発売



株式会社日立リビングサプライ<sup>(\*)</sup>(取締役社長:船越 喜彦)は、温風とマイナスイオンで髪に与えるダメージを抑えて巻き髪が作れる「風まきアイロン」と、温風で髪をボリュームアップできる日立独自の「ふわまきカーラー」を搭載し、いろいろな巻き髪のアレンジが楽しめる、マイナスイオンカールスタイラー「ふわまき」(DR-N6010、DR-N6000)を、9月1日から発売します。

■型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
マイナスイオンカールスタイラー 「ふわまき」	DR-N6010	ブラック(B)	17,850円(税込)	9月1日	12,000台/月
	DR-N6000	ホホワイト(W)	14,700円(税込)		
		ピンク(P)			

マイナスイオンカールスタイラー「ふわまき」は、高熱のヘアーアイロンではなく、温風を当てながら髪を巻く「風まきアイロン」の採用により、熱が髪の一部だけに集中せず、髪に与えるダメージを抑えて巻き髪が作れます。また、同時に大量のマイナスイオンを発生するので、髪の水分量を維持しながら、巻き髪スタイルを簡単に作れます。「ふわまきカーラー」は、「風まきアイロン」をセットした本体に取り付けて温め、加熱したカーラーを本体から取り外して髪を巻くことで、髪のトップやサイドのボリュームアップができます。「ふわまきカーラー」の側面には髪を巻きつけやすい面ファスナーを施し、内側にはアルミシートと専用フィン付ボビンを採用した日立独自の構造により、蓄熱性を高め、しっかりと髪にくせをつけることができます。

上位機種 DR-N6010 には、「風まきアイロン」と、直径 35mm と直径 40mm の 2 サイズの「ふわまきカーラー」に加え、ブローブラシが付属しており、アイロン、カーラー、ブローの 1 台 3 役で、多彩なヘアースタイルを楽しみたい女性のニーズに対応します。また、DR-N6000 には、「風まきアイロン」と直径 40mm の「ふわまきカーラー」が付属し、本体色はホワイトとピンクの 2 色を用意しています。

## ■開発の背景

いろいろなヘアスタイルや、より美しい髪スタイリングを家庭で簡単にアレンジしたいという女性のニーズは、近年一層高まる傾向にあり、特にボリューム感のある巻き髪に人気が集まっています。今回発売する「ふわまき」は、そうしたユーザーのニーズを捉え、女性の視点を活かした商品づくりをめざし、製造工場である九州日立マクセル株式会社<sup>(\*)</sup>の女性社員で結成したプロジェクトチームにより、企画・開発した製品です。

従来のヘアアイロンのように高熱で髪にくせをつけるものではなく、温風とマイナスイオンで髪に与えるダメージを抑えて巻き髪をつくれる「風まきアイロン」は、髪を大切にしたい女性の気持ちを反映しています。また、これまで、市販のカーラーに髪を巻いてドライヤーで温めるため、仕上げまでの手間がかかっていましたが、「ふわまきカーラー」の蓄熱性を向上することで、本体にセットして加熱後カーラーだけを取り外して髪を巻くというスタイルを実現し、カーラーに髪を巻きつけた後は手間がかからず、両手が使えるようにしたことも女性プロジェクトのこだわりのひとつです。

昨年7月に発売したイオンクレンジング器「フェイスクリエ」も、女性プロジェクトチームによる企画・開発製品であり、発売以来女性ならではのコンセプトが高く評価されており、今後も女性の視点を活かした商品づくりでユーザーニーズに応えていきます。

\*1 株式会社日立リビングサプライ：日立製作所の100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

\*2 九州日立マクセル株式会社：日立マクセル株式会社の100%子会社。主な業務は電気かみそり・美容機器・健康機器を中心とした製品の製造。

## ■美容器具ホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/biyou/index.html>

## ■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話：0120-3121-11(フリーコール)

受付時間：9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)【年末年始をのぞく】

## ■取扱事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 最寄家電商品部 最寄グループ [担当：<sup>とうかいりん</sup>東海林]  
〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京  
電話：03-3260-9611(代表)

以上


## ■ マイナスイオンカールスタイラー「ふわまき」の主な特長

### 1. 温風とマイナスイオンにより、髪に与えるダメージを抑える「風まきアイロン」を採用


約 100℃の温風を当てながら直径 25mm の「風まきアイロン」に髪を巻いて使用するので、熱が髪の一部だけに集中せず、髪に与えるダメージを抑えて巻き髪がつけられます。また、従来のヘアーアイロンのような予熱の必要がなく、電源を入れてから 20～30 秒で簡単に髪にくせをつけることができ、やさらかい巻き髪に仕上がります。温風を長めに当てれば強めの巻き髪がつけられ、また、髪を巻く時間を変えることでカールの大きさに変化をつけることも可能で、冷風を併用すればヘアスタイルをより長持ちさせることができます。また、4つの吹出口から大量のマイナスイオンが髪に届くので、髪の水分量を維持しながら、艶のある巻き髪に仕上がります。



[図1 風まきアイロン]



● 当社従来品(HI-35)



● 風まきアイロン



[図3 4つのイオン吹出口]

### 2. 温風で温める日立独自の「ふわまきカーラー」を搭載


「風まきアイロン」をセットした本体に「ふわまきカーラー」を取り付けて温め、加熱された「ふわまきカーラー」を本体から取り外して髪を巻きつけると、髪のトップやサイドのボリュームアップができます。付属のスタンドを使用して加熱する間は手で持つ必要がなく、1本目の「ふわまきカーラー」に髪を巻きつける間に、2本目を温めることができます。「ふわまきカーラー」の側面には面ファスナーを施し、髪にカーラーを固定する「止めピン」を使用せずに髪を巻きつけることができます。「ふわまきカーラー」の内側には、加熱しやすいアルミシートを採用することにより約30秒で適温(約65℃)にすることができ、中心部から出る温風で「ふわまきカーラー」全体がムラなく温まり、適温になると「ふわまきカーラー」側面の「適温マーク」が青紫色から桃色に変わります。また、日立独自の専用フィン付ボビン構造により、カーラー内部の蓄熱性を高めることで、しっかりと髪にボリュームをつけられます。「ふわまきカーラー」は、上位機種種の DR-N6010 には直径 35mm と直径 40mm が各 2本ずつ、DR-N6000 には直径 40mm が 2本付属しています。




[図4 ふわまきカーラー]



[図5 付属のスタンド使用状態]



加熱1分後



加熱3分後

[図6 ふわまきカーラーの蓄熱性]

### 3.アイロン巻きとカーラー巻きが1台で自由にアレンジ可能

「風まきアイロン」は、巻く時間を変えることによって、この1本だけでカールの大小をつくることができます。毛束を強めと軽めに交互に巻くと、好みに応じて個性のある仕上がりを楽しめます。トップは「ふわまきカーラー」でふんわりと仕上げ、大小さまざまなサイズの巻き髪を組み合わせたスタイルがつけれます。



[図7 「ふわまき」でのスタイリング例]

### 4. マイナスイオンで髪にやさしいブローブラシを付属(DR-N6010のみ)

上位機種 DR-N6010 には、大きく内巻きや外巻きにしたいときや、髪の流れを整えたいときに使用するブローブラシが付属しています。2つの吹き出し口から大量のマイナスイオンを含んだ風が出るので、髪のおいを維持しながらスタイリングすることができます。弾力性のあるシリコンを配合した、地肌にやさしい先玉ブラシを採用しています。

### 5. 環境への配慮

電子基板に無鉛はんだを使用し、六価クロムを含まない電気めっき鋼板やネジの採用などにより、EU の RoHS 指令(\*)に対応しています。また、再利用できる材料の使用を積極的に行い、省資源化に努めています。さらに、主なプラスチック成形部品には、利用材料表示をしており、資源再利用化に努めています。包

装材につきましても、発泡スチロール類を使用せず、パルプモールドとしました。

\*1 RoHS 指令: Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。欧州連合(EU)域内で取り扱う電気・電子機器製品を対象に実施する有害物質規制のこと。2006年7月1日以降、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の6物質の使用が制限されています。

■ マイナスイオンカーlstayラー「ふわまき」の主な仕様

型式	DR-N6010	DR-N6000	
色	ブラック(B)	ホワイト(W)	ピンク(P)
電源	AC 100V 50-60HZ		
消費電力	600W/300W		
表示ランプ	マイナスイオン表示ランプ		
スイッチ	HIGH、CARE、COOL、OFF		
風まきアイロン	○	○	
Φ40mm ふわまきカーラー	2本	2本	
Φ35mm ふわまきカーラー	2本	—	
ブローブラシ	○	—	
スタンド	○	○	
本体質量	約 370g (風まきアイロン装着時)		
外形寸法	直径 約 50mm × 長さ 約 300mm (本体のみ)		

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---