

## 使う場所にあわせた置き方ができるデザインと、スピード乾燥 約 38 分\*1 を実現したふとん乾燥機「アツとドライ」を発売



HFK-SD 1(P)



HFK-SD 2(P)  
(衣類乾燥カバー付き)



衣類乾燥イメージ

株式会社日立リビングサプライ\*2(取締役社長:船越 喜彦)は、ボタンでの簡単操作を実現するマイコン式を採用し、場所にあわせてタテ置き、ヨコ置き、ヒラ置きなどいろいろな置き方ができるデザインと、スピード乾燥「約 38 分」\*1を実現し、電気代にも配慮したふとん乾燥機「アツとドライ」を 11 月 1 日から発売します。

### ■ 型式・価格および発売日

品名	型式	本体色	本体希望 小売価格(税込)	発売日	当初月産台数
ふとん乾燥機	HFK-SD1	ピンク(P)	オープン価格	11月1日	10,000台/月
ふとん乾燥機(衣類乾燥カバーつき)	HFK-SD2	ピンク(P)	18,900円		

本製品は、マイコン式を採用することで、使用状態をランプ表示でわかりやすく、かつボタン操作を簡単にしました。また、ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置き、ベッド下の狭い隙間にヒラ置きと、場所に合わせて様々な置き方ができるデザインを採用しました。また、熱と3方向の風の流れを利用した「トリプルピローマット」を採用することで、上下のふとんを素早く均一に乾燥し、ふとんとまくらを同時に、約 38 分\*1のスピード乾燥を実現します。ふっくらとした仕上げを実現すると同時に、短時間の乾燥により、ふとん乾燥における1回当たりの電気代を約 9.5 円\*3と、電気代の節約にも貢献します。

\*1 約 38 分 :羊毛ふとん 室温 20℃測定の場合。

\*2 株式会社日立リビングサプライ :日立製作所の 100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

\*3 約 9.5 円 :羊毛ふとんの場合。新電力料金目安単価 22 円/kWh にて計算。室温 20℃、湿度約 65%の場合。当社測定による。

## ■開発の背景

タワーマンションの増加や景観規制、排気ガス等の環境要因に加え、高齢者のみの世帯増加や花粉、黄砂の影響等により、屋内におけるふとん乾燥の需要が近年着実に増加しています。このような市場環境の中で、ふとん乾燥機に、使い勝手の向上と乾燥時間短縮による電気代の節約が望まれています。

日立リビングサプライは、「ふとん乾燥機(HFK-PD1、HFK-PD2)」のフルモデルチェンジを行い、マイコン式で使いやすく、いろいろな置き方が出来て、更に約 38 分\*1\*のスピード乾燥を実現した「アットドライ」(HFK-SD1、HFK-SD2)を新シリーズとして開発し、ユーザーニーズに対応します。

\*1 約 38 分 :羊毛ふとん 室温 20℃測定の場合。

## ■日立リビングサプライホームページ

<http://www.hitachi-ls.co.jp>

## ■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話:0120-8802-28(フリーコール)

受付時間:9:00～17:30【土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇などをのぞく】

## ■取扱事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 生活家電商品部 リビンググループ [担当:今井]

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京

電話:03-3260-9611(代表)

以上

## ■添付資料

### ■ふとん乾燥機「アツドドライ」の主な特長

#### 1. 使用状態をランプ表示でお知らせ

操作はボタンで簡単にセット。また、一目でわかるランプ表示が使用状態を知らせてくれます。



[図1 操作部]

#### 2. 場所に合わせて置き方いろいろ

ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置き、収納時はベッド下の狭い隙間にヒラ置きや、スッキリ収まるタテ・ヨコ置きと、場所に合わせていろいろ置けます。



[図2 置き方イメージ]

#### 3. 熱と3方向による風の流れを利用した「トリプルピローマット」を採用

独自のマット形状の乾燥カバーにより、熱と風の強温風が上下のふとんをすばやく均一に乾燥するので、ふっくらとやさしい仕上がりを実現します。また、まくらポケット付きで、ふとんとまくらを同時に乾燥させます。約38分\*1のスピード乾燥で、短時間の乾燥により、ふとん乾燥における1回当たりの電気代を約9.5円\*2とし、電気代の節約にも貢献します。

\*1 約38分：羊毛ふとん 室温20℃測定の場合。

\*2 約9.5円：羊毛ふとんの場合。新電力料金目安単価22円/kWhにて計算。室温20℃、湿度約65%の場合。当社測定による。



[図3 ふとん乾燥時イメージ]

#### 4. ダニ対策に有効な680Wの強温風と「アレルキャッチャー」フィルターを採用

ダニ対策に有効な50℃以上を持続する680Wの強温風を実現し、梅雨などのジメジメした季節も快適に過ごせます。また、ダニの死骸や花粉などのアレルギー物質を吸着してタンパク質を分解する「アレルキャッチャー」フィルターを採用しているので、快適な空気で乾燥ができます。

### 5. 高いベッドでも使いやすい約 80cm の「伸縮式ロングホース」\*3

ベッドサイドでも使いやすい約 80cm のロングホースを搭載しています。ジャバラ式なので、長さを簡単に調節でき、しかもすばやくコンパクトに収納できます。

\*3 約 80cm : 本体高さ含む



[図 4 ベッドサイド使用イメージ]

### 6. 出し入れに便利なカンタン収納と持ち運びに便利な取っ手付き

乾燥カバーを付けたまま、約 80cm の伸縮式ロングホースがスッポリ収まる、カンタン収納を実現しました。出し入れに手間がかかりません。また、持ち運びに便利な取っ手がついて、毎日手軽に使用できます。



[図 5 乾燥マット収納イメージ]



[図 6 本体 取っ手イメージ]

### 7. 雨の日や花粉対策に便利な衣類乾燥カバーつき (HFK-SD2 のみ)

長雨や花粉の多い季節だけでなく、1年中使える衣類乾燥カバーを付属しました。お手持ちのハンガー\*4にかぶせてホースを差し込めば、約 120 分\*5で快適に洗濯物の乾燥ができます。

\*4 ハンガー : 使用可能ハンガーサイズ、45×70cm以下

\*5 約 120 分 : 脱水機で十分脱水し、室温約 20℃、湿度約 60~70%のとき 乾燥容量目安、約1kg (T シャツ3枚、ハンカチ3枚、Yシャツ2枚、トラックス3枚、くつ下3枚、フェイスタオル3枚)



[図7 衣類乾燥イメージ]

■ふとん乾燥機「アツとドライ」の主な仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	680W
タイマー	最長 150分(マイコン式)
電源コード	長さ:約 1.9m
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ(227°C)
外形寸法	幅 275×奥行き 165×高さ 305mm
本体質量	約 3.2kg(ふとん乾燥マット含む)
付属品	ふとん乾燥マット 幅 880×長さ 1850 mm 衣類乾燥カバー(HFK-SD2のみ) 幅 670×奥行き 430×高さ 1090mm 衣類乾燥カバー収納ポーチ(HFK-SD2のみ)

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---