


2014年10月8日

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

## マットを使わず、約38分<sup>\*1</sup>のスピード乾燥を実現した ふとん乾燥機「アットドライ」2機種を発売



HFK-VH500

ラベンダー(V)



HFK-V300

フローラルピンク(P)

日立コンシューマ・マーケティング株式会社(取締役社長:中村 晃一郎/以下、日立 CM)は、ベビー用からダブルまで幅広いふとんサイズの乾燥に対応し、従来の「乾燥マット」を使わずに、「ふとん乾燥アタッチメント」を採用することで、さらに使いやすさを向上したふとん乾燥機「アットドライ」を12月初旬から発売します。

本製品は、本体に収納可能な「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけで、手軽に「乾燥」、「暖め」、「ダニ対策」ができます。アタッチメントの吹き出し口から50℃以上の温風が上下左右、前後に広がる「3D ブロー方式」でふとんを素早く均一に乾燥し、羊毛ふとんの場合は約38分<sup>\*1</sup>のスピード乾燥を実現します。また、短時間の乾燥により、ふとん乾燥における1回当たりの電気代は約11.6円<sup>\*2</sup>となります。さらに、消費電力量を約20%低減<sup>\*3</sup>する節電コースは、電気代を約9.2円<sup>\*4</sup>にまで下げることができ、光熱費の節約にも貢献します。

\*1 羊毛ふとん(シングル)、冬コースの場合。綿ふとん(シングル)、冬コース 約47分との比較。室温20℃、湿度約65%の場合。(当社調べ、当社基準による。)

\*2 羊毛ふとん(シングル)、冬コースの場合。新電力料金目安単価27円/kWhにて計算。(当社調べ、当社基準による。)

\*3 冬コース設定時との比較において。ふとん乾燥時間は、冬コース設定時(約38分)に比べて約60分と長くなります。

\*4 羊毛ふとん(シングル)、節電コースの場合。新電力料金目安単価27円/kWhにて計算。(当社調べ、当社基準による。)

### ■ 型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
ふとん乾燥機 (HEPAフィルター、 衣類乾燥カバー付き)	HFK-VH500	ラベンダー(V)	オープン価格	12月初旬	5,000台
ふとん乾燥機	HFK-V300	フローラルピンク(P)	オープン価格		10,000台

## ■開発の背景

タワーマンションの増加や景観規制、排気ガスや花粉、黄砂、PM2.5 などの大気環境要因に加え、共働きや高齢者のみの世帯の増加の影響により、屋内におけるふとん乾燥を手軽に行いたいというニーズが近年増加しています。このような市場環境の中で、ふとん乾燥機の使い勝手の向上と、節電志向の高まりにより、利便性が高く、電気代が節約できる製品が望まれています。

日立 CM は、ふとん乾燥機のフルモデルチェンジを行い、アタッチメント採用で使いやすく、短時間でのスピード乾燥を実現した「アッとドライ」(HFK-VH500、HFK-V300)を新シリーズとして開発し、市場のニーズに応えます。

## ■日立コンシューマ・マーケティング株式会社

<http://www.hitachi-cm.com/>

## ■ふとん乾燥機 特設ページ

<http://www.hitachi-ls.co.jp/lp/hfk/>

## ■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話:0120-8802-28 (フリーコール)

受付時間:9:00～17:30【土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇などをのぞく】

## ■取扱事業部・照会先

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

リビングサプライ社 商品本部 生活家電商品部 リビンググループ [担当: 土屋 岡村]

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京

電話:03-3260-9669(ダイヤルイン)

以上

## ■ ふとん乾燥機「アットドライ」の主な特長

### 1. 「3D ブロー方式」の「ふとん乾燥アタッチメント」を採用

独自形状の「ふとん乾燥アタッチメント」により、従来のように「乾燥マット」を広げる手間が無くなりました。アタッチメントの吹き出し口から 50℃以上の温風が上下左右、前後に温風が広がる「3D ブロー方式」でふとんを素早く均一に乾燥するので、ふっくらとやさしい仕上がりを実現します。また、約 38 分\*1 のスピード乾燥で、ふとん乾燥における 1 回当たりの電気代は約 11.6 円\*2 となります。

\*1 羊毛ふとん(シングル)、冬コースの場合。綿ふとん(シングル)、冬コース 約 47 分との比較。室温 20℃、湿度約 65%の場合。(当社調べ、当社基準による。)

\*2 新電力料金目安単価 27 円/kWh にて計算。



[図 1 ふとん乾燥アタッチメント]

[図 2 ふとん乾燥時イメージ]

### 2. 子ども用ふとんからダブルサイズまで対応

新しい「ふとん乾燥アタッチメント」は、ベビー用からダブルまで幅広いサイズのふとん乾燥、暖め、ダニ対策に対応しています。また、ベッドサイドでも使いやすい約 85cm\*3 のジャバラ式ロングホースを搭載しているため、長さを簡単に調節でき、すばやくコンパクトに本体に収納できます。

\*3 本体高さ含む



[図 3 ベビーベッド使用イメージ]

[図 4 ダブルベッド使用イメージ]

[図 5 収縮式ロングホース]

### 3. 場所に合わせて置き方いろいろ

ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置きと、場所に合わせてさまざまな置き方ができます。



[図 6-1 置き方イメージ(タテ置き)]

[図 6-2 置き方イメージ(ヨコ置き)]

#### 4. 残り時間を「時間表示ディスプレイ」でお知らせ

操作はコース選択ボタンで時間をセットしてスタートするだけです。コースの設定時間や残りの運転時間が一目でわかるデジタル表示の「時間表示ディスプレイ」搭載で、さらに見やすくなりました。運転終了時にはブザーでお知らせします。



[図7 操作部]

#### 5. 「アレルキャッチャーフィルター」と「HEPAフィルター」\*4のダブルフィルター方式を採用

吸気フィルターには、ダニの死がいや花粉\*5などのアレル物質を吸着してタンパク質を分解する「アレルキャッチャーフィルター」を採用しています。

さらに、VH500タイプは花粉・ダニ\*6のアレル物質やウイルス\*7を抑制し抗菌\*8・防カビ\*9効果のある「HEPAフィルター」\*4も搭載したダブルフィルター方式です。

\*4 定格風量で  $0.3\mu\text{m}$  の微粒子を 99.97%以上集じん。

\*5 ●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法：各精製アレル物質の除去率を、ELISA キットを用いた測定法で確認 ●試験結果：アレル物質除去率 スギの花粉：平均 99%以上 ダニの死がい：平均 82%

\*6 ●試験機関：住化エンビロサイエンス株式会社 ●試験方法：ELISA 法によるアレルゲン低減化率測定試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗アレルゲン剤を加工 ●試験結果：99%以上抑制

\*7 ●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法：ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工 ●試験結果：99.9%以上抑制

\*8 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果：静菌活性値 2.0 以上

\*9 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：ハロー試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果：カビの生育を認めない。



[図8 吸気フィルターイメージ]

## 6. 「くつ乾燥アタッチメント」と花粉や梅雨の季節に便利な「衣類乾燥カバー」付き

付属の「くつ乾燥アタッチメント」を取り付ければ、雨で濡れた運動ぐつや、洗濯した上ばきなどを手軽に乾燥することができます。送風コース搭載で革や合皮などの熱に弱い製品にも対応しています。また、VH500タイプには長雨や花粉の多い季節だけでなく、1年中使える衣類乾燥カバーを付属しました。お手持ちのハンガー\*10にかぶせてホースを差し込めば、約120分\*11（電気代 約37円\*12）、節電コースなら約150分\*11（電気代 約29円\*12）で洗濯物の乾燥ができます。

\*10 使用可能ハンガーサイズ、45×70cm以下

\*11 洗濯機で十分に脱水し、室温約20℃、湿度約60・70%の場合。乾燥容量 約1kg(当社調べ、当社基準による。使用条件により異なります。) 乾燥容量目安、約1kg (Tシャツ3枚、ハンカチ3枚、Yシャツ2枚、トランクス3枚、くつ下3枚、フェイスタオル3枚)

\*12 新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて計算。



〔図9 くつ乾燥アタッチメント〕



〔図10 くつ乾燥イメージ〕



〔図11 衣類乾燥イメージ〕

## 7. 出し入れに便利な「本体収納」と持ち運びに便利な「ハンドル」付き

各種アタッチメントと約85cm\*13の伸縮式ロングホースがしっかり収まる収納スペースで、カンタン収納を実現し、出し入れにも手間がかかりません。また、持ち運びに便利な本体ハンドルがついているので、お部屋の移動もラクラク。毎日手軽に使用できます。

\*13 本体高さ含む



〔図12 アタッチメント収納イメージ〕



〔図13 本体ハンドルイメージ〕



■ふとん乾燥機「アツとドライ」の主な仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 680W
タイマー	最長 150 分(マイコン式)
電源コード	長さ:約 1.8m
ホース	長さ:約 85cm(本体高さ含む)
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ(227℃)
外形寸法	幅 282.5×奥行き 205.5×高さ 337.5mm
本体質量	約 3.8kg(ふとん乾燥アタッチメント・くつ乾燥アタッチメント含む)
吸気フィルター	アレルキャッチャーフィルター、HEPAフィルター(HFK-VH500 のみ)
付属品	ふとん乾燥アタッチメント 幅 240×長さ 305 ×高さ 48.5mm くつ乾燥アタッチメント 幅 67.5×長さ 69.5 ×高さ 80mm 衣類乾燥カバー(HFK-VH500 のみ) 幅 670×奥行き 430×高さ 1090mm

※記載の製品仕様は開発中のものです。事前の予告なく変更になる場合がございます。

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---